

**PHILIPS**

LED-Leuchten

Von Gestern  
oder **für Morgen?**

Alles auf einen Blick  
**LED-Leuchten**

Unsere Kompaktübersicht für jede Anwendung.  
Stand 2022/2023

**ECHTE  
PROFIS**  
**ECHTE  
QUALITÄT**





### Warum Förderung?

- **Als Endkunde:** Eine LED-Beleuchtung ist an sich bereits eine sinnvolle Investition in die Umwelt und lohnt sich auch finanziell. Mit einer Förderung kann die Investition noch schneller amortisiert werden.
- **Installateure:** Unterstützen Sie Ihre Kunden beim Beantragen von Fördergeldern. So schaffen Sie Mehrwerte und positionieren sich als Berater bei Ihren Kunden.

### Was wird gefördert?

- Der Leuchtentausch inklusive Umfeldmassnahmen wie Baustelleneinrichtung, Materialkosten, Installation, Deinstallation und Entsorgung der ersetzten Beleuchtung.
- Die Sanierung von Beleuchtungsanlagen auf Sportplätzen, in Stadien und von Arbeitsplätzen im Freien sowie die Sanierung von Beleuchtungen von Halogenmetaldampflampen (HQI).
- Steuerungen z.B. für Tageslicht oder Präsenz inklusive aller Komponenten sowie Komponenten für ein Energiemanagementsystem einschließlich Inbetriebnahme.
- Massnahmen zur Anlagenoptimierung, Fachplanung- und Baubegleitung.

### Wer wird gefördert?

- Projekte können von allen privaten oder öffentlichen Trägerschaften eingereicht werden.
- Projekteigner können die rechtlich verbindlichen Eigentümer der von den Massnahmen tangierten Anlagen sowie Unternehmen, Privatpersonen oder die öffentliche Hand sein.

### Wie wird gefördert?

- In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Förderprogrammen.
- Förderungsfähig sind Umbauprojekte in der Schweiz, deren Ziel die Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs einer bestehenden Beleuchtungsanlage in Innenräumen, Sportanlagen und Arbeitsplätzen im Aussenraum ist.
- Unterschieden wird zwischen Projekten kleiner und grösser 2000qm.
- Für Projekte >2000qm beträgt eine mögliche Förderung zwischen CHF 20'000 und maximal CHF 2'000'000.
- Der maximal zulässige Förderanteil durch bspw. ProKilowatt beträgt maximal 30 % der gesamten Investitionskosten.

**Nicht zugelassen sind Massnahmen, die den alleinigen Leuchtmittelwechsel vorsehen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln mit integrierter Präsenz-/Tageslichtsteuerung ist ausnahmsweise zugelassen.**

Weitere Informationen finden Sie hier.



ProKilowatt

### Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Grundsätzlich gilt für alle Massnahmen und Anlagen eine Standard-Nutzungsdauer von 15 Jahren.
- Zu den Projektkosten gehören grundsätzlich alle Kosten für die Umsetzung der Massnahme und den Nachweis der Energieeinsparung nach Erhalt der Verfügung, einschliesslich der Kosten für das Projektmanagement. Die geplanten externen Kosten sind durch die Einreichung von Angeboten nachvollziehbar zu belegen.
- Als Investition anrechenbar sind dabei die Gesamtkosten inklusive Nebenkosten wie bspw. Kosten für die Projektierung, Personal- und Materialkosten für die stromrelevante Installation und Kosten für ein begleitendes Monitoring. Die geplanten Massnahmen müssen im Detail beschrieben sein.
- Das Vorgehen zur Berechnung der Stromeinsparungen muss nachvollziehbar dargelegt werden. Zur Berechnung der Amortisationszeit (Paybackzeit) ist eine vereinfachte statische Berechnung durchzuführen.
- Alle Massnahmen mit einer Amortisationszeit von weniger als 4 Jahren werden vom BFE nicht gefördert.
- Die Amortisationszeit hat keine Auswirkung auf die Höhe der möglichen Förderung.
- Zur Auswahl und Projekteingabe des jeweils richtigen Förderprogramms ist die Einbindung eines Experten für Licht und Energie empfehlenswert.

### Antragstellung

- Die Umsetzung der Massnahmen und die Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs muss in der Schweiz erfolgen.
- Der Beginn der Umsetzung muss spätestens 6 Monate nach dem Erhalt der positiven Verfügung erfolgen.
- Die Umsetzung der Massnahmen darf jedoch nicht vor Erhalt des Zuschlagsentscheides erfolgen.
- Die Laufzeit der Projekte kann je nach Förderprogramm bis zu 36 Monate betragen.
- Ein Bezug von Fördermittel aus mehreren Quellen wie bspw. Kantone, Gemeinden, Elektrizitätswerke, Stiftungen, Lieferanten ist nicht erlaubt. Als Ausnahme davon dürfen für die Sanierung von Beleuchtungsanlagen auf Sportplätzen und in Stadien zusätzliche Förderbeiträge von Dritten im Rahmen der Sportförderung (z.B. Swisslos, Loterie Romande, SportToto etc.) beantragt werden.

### Ihr Ansprechpartner:

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen rund ums Thema Förderung.

E-Mail:



## Warum Förderung?

- **Als Endkunde:** Eine LED-Beleuchtung ist an sich bereits eine sinnvolle Investition in die Umwelt und lohnt sich auch finanziell. Mit einer Förderung kann die Investition noch schneller amortisiert werden.
- **Installateure:** Unterstützen Sie Ihre Kunden beim Beantragen von Fördergeldern. So schaffen Sie Mehrwerte und positionieren sich als Berater bei Ihren Kunden.

## Was wird gefördert?

- Der Leuchtentausch inklusive Umfeldmassnahmen wie Baustelleneinrichtung, Materialkosten, Installation, Deinstallation und Entsorgung der ersetzten Beleuchtung.
- Die Sanierung von Beleuchtungsanlagen auf Sportplätzen, in Stadien sowie Straßen- und Außenbeleuchtung.
- Steuerungen z.B. für Tageslicht oder Präsenz inklusive aller Komponenten sowie Komponenten für ein Energiemanagementsystem einschließlich Inbetriebnahme.
- Massnahmen zur Anlagenoptimierung, Fachplanung- und Baubegleitung.

## Wer wird gefördert?

- Projekte können von allen privaten oder öffentlichen Trägerschaften eingereicht werden.
- Projekteigner können die rechtlich verbindlichen Eigentümer der von den Massnahmen tangierten Anlagen sowie Unternehmen, Privatpersonen oder die öffentliche Hand sein.

## Wie wird gefördert?

- Förderungsfähig sind Umbauprojekte deren Ziel die Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs einer bestehenden Beleuchtungsanlage in Innenräumen, Sportanlagen und Arbeitsplätzen im Aussenraum ist.
- Unterschieden wird zwischen Projekten kleiner und grösser 20KW.
- Der maximal zulässige Förderanteil durch bspw. ProKilowatt beträgt maximal 30 % der gesamten Investitionskosten.

## Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Zu den Projektkosten gehören grundsätzlich alle Kosten für die Umsetzung der Massnahme und den Nachweis der Energieeinsparung nach Erhalt der Verfügung, einschliesslich der Kosten für das Projektmanagement. Die geplanten externen Kosten sind durch die Einreichung von Angeboten nachvollziehbar zu belegen.
- Als Investition anrechenbar sind dabei die Gesamtkosten inklusive Nebenkosten wie bspw. Kosten für die Projektierung, Personal- und Materialkosten für die stromrelevante Installation und Kosten für ein begleitendes Monitoring. Die geplanten Massnahmen müssen im Detail beschrieben sein.
- Das Vorgehen zur Berechnung der Stromeinsparungen muss nachvollziehbar dargelegt werden. Es ist nur die Gesamtrechnung einzureichen. Die Förderantragstellung muss VOR Umsetzung der Massnahme eingereicht werden.

## Antragstellung

Bitte beachten: Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Förderung.

### 1. Förderung unter 20KW

Die Antragstellung für die Förderung kann erst nach der Umsetzung der Massnahmen erfolgen. Das Rechnungsdatum der Hauptleistung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr als 6 Monate zurückliegen.

#### Mehr Informationen:

<https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/led-systeme-im-aussenbereich-beleuchtungsoptimierung.html>

### 2. Förderung über 20KW

Die Antragstellung muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Leistungen (ausgenommen Planungsleistungen), vor Lieferung, vor Baubeginn oder einer anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist, erfolgen.

#### Mehr Informationen:

<https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/led-systeme-im-innenbereich.html>

**Nicht zugelassen sind Massnahmen, die den alleinigen Leuchtmittelwechsel vorsehen.**

# Inhalt

Produkt	Seite	Produkt	Seite
Interact Pro 	9 Vernetzte Beleuchtung 	Lichtleisten 	75 CoreLine Ledinaire
Hallenleuchten 	26 GentleSpace CoreLine CoreLine Value Ledinaire	Downlights und Slim Downlights 	78 GreenSpace PerfectFit CoreLine Ledinaire CoreLine Slim Ledinaire Slim MultiColour
Feuchtraumleuchten 	31 Pacific LED WT490C CoreLine CoreLine Rohrleuchte Ledinaire Ledinaire Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen	Einbaustrahler 	86 GreenSpace Accent CoreLine Ledinaire
Lichtbandsysteme 	39 Maxos fusion Maxos LED Industry CoreLine	Stromschienenstrahler 	91 StoreFit CoreLine
Einlege- und Einbauleuchten 	48 PowerBalance FlexBlend TrueLine CoreLine Panel Ledinaire Panel	Dekorative Pendelleuchten 	94 CustomCreate BA Serie
Pendel- und Anbauleuchten 	57 TrueLine FlexBlend SmartBalance FastSet CoreLine Ledinaire	Scheinwerfer 	96 OptiVision ClearFlood CoreLine Tempo Ledinaire Mini Ledinaire Maxi
Stehleuchten 	67 SmartBalance	Strassenleuchten 	103 LumiStreet Gen2 ClearWay Gen2
Wand- und Deckenleuchten 	69 CoreLine Ledinaire IP44 IK03 Ledinaire IP65 IK08	UV-C Desinfektion 	106 Luftdesinfektion Oberflächendesinfektion Oberflächendesinfektion Gegenstände



## CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte


**Schlanke, robuste, röhrenförmige LED-Feuchtraumleuchte für vielseitigen und flexiblen Einsatz, speziell in der Tierhaltung**

- Röhrenförmige LED-Feuchtraumleuchte aus PMMA, ammoniakbeständig
- Hohe Schutzart: IP67, IP69K (zum Hochdruckreinigen mit heissem Wasser)
- Breitstrahlende Opaloptik; Lichtabstrahlrichtung ist stufenlos drehbar einstellbar
- Hocheffizient: bis zu 139 lm/W
- 4.000 K (/840); Schaltbar (PSU)
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Flexible Montage – zwei horizontal flexibel positionierbare Montageschellen
- Optionales Zubehör: Seil- und Ketten-Abhängesets

## CoreLine Panel Gen5

**Wahlweise MultiLumen 3in1 oder festes Lichtstrompaket; Jetzt auch in Tageslichtweiss (6.500 K) und als Notlichtleuchte**

- Flache quadratische LED-Einlegeleuchte für Deckenmodul 600 und 625 mm, Langfeldleuchte für Deckenmodul 600 mm
- MultiLumen 3in1-Ausführung für hohe Flexibilität: Drei Lichtstrompakete in einer Leuchte, einfach einstellbar
- Zwei Ausführungen: BAP-tauglich;  $UGR_R$  19 (OC) und opal;  $UGR_R$  22 (NOC)
- Hocheffizient: bis zu 126 lm/W
- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD), gleichspannungs-notlichtgeeignet DALI-regelbar (PSED) und regelbar, funkvernetzt für Interact Pro (WIA)
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Mit QuickConnector für sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage



## CoreLine Hallenleuchte Gen5

**Jetzt noch kompakter, leichter und heller – ideal als preiswerter 1:1 Ersatz in der Sanierung oder im Neubau**

- robuste, kompakte LED-Hallenleuchte aus Aluminium
- Jetzt bis zu 30.000 lm Leuchtenlichtstrom
- Zwei Optiken (tief- und breitstrahlend) mit sehr guter Entblendung
- Hocheffizient: bis zu 159 lm/W
- Zwei Lichtfarben: 4.000 K (/840); 6.500 K (/865)
- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD), regelbar, funkvernetzt mit Präsenzmelder für Interact Pro (SIA H4)
- Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 50.000 Stunden
- Einfacher elektrischer Anschluss und schnelle Montage durch Ein-Punkt-Montagehaken und das niedrige Gewicht der Leuchte

## CoreLine Einbaustrahler Gen2

**Bewährter Einbaustrahler mit modularem Konzept. Jetzt mit verbesserter Effizienz und optional funkvernetzt für Interact Pro**

- Flexibles Konzept aus LED-Modul und Rahmen für viele Kombinationsmöglichkeiten von Lichtstrom, Lichtfarbe und Rahmentyp. Auch eine spätere Design-Änderung ist möglich.
- Zwei Größen für Deckenausschnitte von 68 mm und 78 mm
- Bis zu 115 Lumen pro Watt
- Dimmbar mit den gängigen Phasen- und Abschnittsdimmern, mit DALI oder funkvernetzt für Interact Pro
- Einfache Installation dank Steckanschlussklemme mit Option für Durchgangsverdrahtung





# Signify Webinare Blender oder **Lichtgestalt?**

Seien Sie dabei und erfahren Sie in unseren unterhaltsamen Webinaren alles über Themen, die Sie weiterbringen. Wir freuen uns auf Sie und beantworten Ihre **Fragen live!**

## Besser Lernen mit der Signify Lighting Academy

Sie möchten immer auf dem aktuellsten Stand der Beleuchtungstechnik sein? Ideen erhalten, um sich weiterzuentwickeln und sich einen Wissens- und Kompetenzvorsprung erschaffen?

Dann sind Sie in unserer Signify Lighting Academy genau richtig. In der SLA finden Sie Lerninhalte, die sich für Ihre Aufgabengebiete massschneidern lassen und jederzeit abrufbar sind.

Alle Webinare finden Sie auch auf LiSA!



Wir sind Signify, der Weltmarktführer für Beleuchtung.

Unsere Marken:

**PHILIPS**

**interact**

**PHILIPS**

# LED-Leuchten für jede Herausforderung

**PHILIPS**

Interact Ready

## Intelligente Sanierung - Vernetzte, kabellose Steuerung

- Perfektes Zusammenspiel: Interact Pro App mit Interact Ready Leuchten und Lampen
- Einfache Installation und Einrichtung
- Weiterverwendung vorhandener 3x 1,5 mm<sup>2</sup> Leitungen

**PHILIPS**

Spezifikation

## Die beste Lösung für den Kunden: Individualität für jedes Projekt

- Beste Lichtqualität
- Längste Lebensdauer
- Maximale Effizienz
- 5 Jahre Garantie + optionale Verlängerung

**PHILIPS**

CoreLine

## Der Standard: Einfach zu installieren und innovativ

- Innovativ
- Einfach zu installieren
- Hochwertig
- 5 Jahre Garantie

**PHILIPS**

Ledinaire

## Der Preisknaller: ideal als LED-Einstiegssortiment

- Bewährt
- Zuverlässig
- Günstig
- 3 Jahre Garantie

BEST

BETTER

GOOD

[lighting.philips.de](http://lighting.philips.de)

# LiSA liebt Licht

## Lighting Service Area (LiSA): Ihre Licht- und Projektplanung

Vom Produkt bis zum Projekt – mit LiSA finden Sie alle relevanten Produktinformationen und können Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerung planen.

### Entdecken Sie:

- Eine vielfältige und flexible Produktsuche mit diversen Filterfunktionen
- Produktdaten wie Datenblätter, EEL, Ausschreibungstexte, Produktfotos, Abmessungsskizzen und Montageanleitungen
- Das Download Center mit unseren Produktbroschüren, Videos und ergänzenden technischen Informationen
- Die unkomplizierte Schnellplanung für Ihr ausgewähltes Produkt mit dem FastCalc Schnellplanungstool
- Unser aktuelles Angebot an Webinaren & Trainings
- Informationen rund um smartes Licht für smarte Unternehmen mit Interact Pro

Hier geht's direkt zu LiSA:  
[www.philips.com/lisa](http://www.philips.com/lisa)



Download Center

### LiSA kann noch mehr:

- LiSA ermöglicht eine optimale Projektkoordination – einfach, übersichtlich und effizient
- Individualisierbare Outputs im Downloadbereich des Projektes, z.B. eine Projektpräsentation (PPT) passend für Ihre Bedürfnisse
- Alle Projekt- und Produktdaten anschaulich in einer Projektmappe als PDF-Datei oder auch als Stückliste in Excel verfügbar



zum Download Center



zur Produktauswahl

<sup>1)</sup> Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Hochdruck-Entladungslampen (HID), CDM-Lampen (CDM), Hochdruck-Quecksilberdampflampen (HPL), Leuchtstofflampen Ø 26 mm (T8), Leuchtstofflampen Ø 16 mm (T5), Kompaktleuchtstofflampen (KLL), Halogenlampen (Halogen),

<sup>2)</sup> Leuchten-Lichtstrom in Lumen (lm)

<sup>3)</sup> Leuchten-Leistung in Watt (W)

<sup>4)</sup> Leuchten-Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)

<sup>5)</sup> Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur  $T_a$  25 °C

<sup>6)</sup> Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)

<sup>7)</sup> Durchgangsverdrahtung (DV) – bei Decken- und Wandleuchten: Weiterverdrahtung

<sup>8)</sup> Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

<sup>9)</sup> >99,99% (Log 4) ist bezogen auf die Desinfektionswirkung in einem standardisierten Raum oder einer definierten Oberfläche und ist in der Praxis abhängig von der Anwendung und verwendeten Dosis. Geräte zur Luftdesinfektion haben keine Wirkung auf Keime auf Oberflächen. Geräte zur Oberflächendesinfektion haben keine Wirkung auf Keime in der Raumluft. Nicht alle Geräteversionen wurden mit dem echten SARS-CoV-2 Virus getestet – die Effizienz wurde in diesen Fällen mit Hilfe eines mathematischen Modells berechnet.

Garantiebedingungen finden Sie unter [www.philips.de/gewahrleistung](http://www.philips.de/gewahrleistung) • [www.philips.at/gewahrleistung](http://www.philips.at/gewahrleistung) • [www.philips.ch/gewahrleistung](http://www.philips.ch/gewahrleistung)

**PHILIPS**

Interact Ready Beleuchtung

# Leitung ziehen oder **App bedienen?**

Echte Profis setzen auf automatisiertes und funkvernetztes Licht von **Philips** und vertrauen auf **Interact Pro**.

**ECHTE  
PROFIS  
ECHTE  
QUALITÄT**

**interact  
ready.**





# Flexibilität und Zukunftssicherheit für jede Anwendung

Setzen Sie auf Interact Pro und erfüllen Sie bestehende und zukünftige Anforderung an die **automatisierte Beleuchtung**

- **Ideal für Sanierung und Neubau**  
Keine zusätzlichen (DALI-) Steuerleitungen notwendig
- **Schnelle Installation**  
Nach der Montage der Leuchten und des Zubehörs in wenigen Klicks betriebsbereit
- **Perfekt für jede Projektgröße**  
keine Einschränkung bei der Anzahl der Lichtpunkte
- **Hohe Flexibilität**  
Anpassung des Systems jederzeit möglich
- **Keine zusätzlichen Gebühren**  
Systemkonfiguration über kostenlose Interact Pro App
- **Keine Einwahl ins lokale IT-Netzwerk des Kunden erforderlich**  
Inbetriebnahme über Handy-App und Bluetooth (für Anlagen mit Interact Pro ohne Gateway)



## Energieeinsparung

Bis zu 75 % Energieeinsparung durch hocheffiziente LED-Leuchten gegenüber herkömmlichen Beleuchtungsanlagen.



## Automatisierung

Zusätzlich bis zu 38 % Energieeinsparung durch den Einsatz von Lichtsteuerungen, die das Licht automatisch in Abhängigkeit von Präsenz und Tageslicht Dimmen und Schalten.

# Licht + App = **Los!**

Echte Profis sind in drei Schritten ready für automatisiertes Licht

Wählen und installieren Sie Philips Interact Pro Ready Produkte.




Leuchten, Lampen und Zubehör

**interact**  
ready.

Wählen

1


Laden Sie die kostenfreie Interact Pro App herunter!



Laden

2

Verbinden Sie die Beleuchtung mit der App.



Interact Pro  
**Ready**  
To Go!

Verbinden

3



# Darf es ein bisschen **mehr sein?**

Ein System, das mit den Anforderungen wächst

Das smarte Beleuchtungssystem Interact Pro erfüllt flexibel die unterschiedlichsten Projektanforderungen. Es kann jederzeit an Änderungen im Projekt angepasst werden, heute oder in Zukunft.

Je nach Anforderung und gewünschten Funktionalitäten kann aus zwei Interact Pro Angeboten gewählt werden: **Interact Pro ohne Gateway** oder **Interact Pro mit Gateway**.

## Interact Pro **ohne** Gateway

Bietet automatisiertes Licht mit optionaler manueller Bedienbarkeit.

- Die Inbetriebnahme erfolgt über die Interact Pro App mit Bluetooth und ohne Einwahl ins lokale IT-Netz des Kunden.

## Interact Pro **mit** Gateway

Bietet automatisiertes Licht mit optionaler manueller Bedienbarkeit und zusätzliche Funktionalitäten, die zur weiteren Flexibilität, höheren Nutzerfreundlichkeit und Kostenoptimierung beitragen.

- Die Inbetriebnahme erfolgt über die Interact Pro App mit Einwahl ins lokale IT-Netz des Kunden.
- Das Praktische: Ein Upgrade auf Interact Pro mit Gateway ist jederzeit auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.



Ohne Gateway	Mit Gateway	
✓	✓	Bewegungsabhängiges Schalten
✓	✓	Tageslichtabhängiges Regeln und Schalten
✓	✓	Manuelles Schalten und Dimmen mit Funkschaltern
✓	✓	Erstellung individueller Lichtszenen
✓	✓	App-Steuerung durch Besitzer*in der Anlage (gesamte Anlage)
	✓	App-Steuerung durch autorisierte Mitarbeiter*innen (freigeschaltete Anlage)
	✓	Nutzerverwaltung
	✓	Zeit-Schaltpläne zur Lichtsteuerung
	✓	Dashboard über Webbrowser (auch Off-Site) für • Energiemonitoring                      • (Fehler)diagnose                      • Feature Update/Upgrade • Projektdokumentation                      • Höherer Nutzungskomfort
	✓	Fernsteuerung für App und Dashboard (Off-site)



CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgerecht und flimmerfrei. Für zusätzlichen Komfort und Energieeinsparung sind externe, zusätzliche Funk-Präsenz- oder Bewegungsmelder für automatisiertes Licht und/oder Funkschalter für manuelle Steuerung erforderlich. Zubehör siehe Seiten 24 und 25.

Die Leuchten werden nur über 2- bzw. 3-polige Netzklemmen angeschlossen. Zusätzliche (DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle CoreLine-WIA-Produkte haben 5 Jahre Garantie.

## CoreLine Panel




- Flache quadratische und Langfeldleuchte (nur Modul 600) für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Hocheffizient: bis zu 125 lm/W
- BAP-tauglich konform EN12464-1: L65: 3.000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19 (OC)
- Mit QuickConnector für sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für CoreLine Panel WIA: siehe Seite 52
- Hinweis: Der Anbaurahmen kann nicht in Verbindung mit dem CoreLine Panel WIA eingesetzt werden.
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP20 deckenseitig; IP44 raumseitig IK03			CE	05
											□	□	□		
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>															
RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	50.000	3.000	19	Ja	620 x 620 x 70	<a href="#">953 697 00</a>				
RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	NEU		3.600	28,5	125	50.000	4.000	19	Ja	620 x 620 x 70	<a href="#">953 703 00</a>				
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>															
RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	50.000	3.000	19	Ja	595 x 595 x 70	<a href="#">953 666 00</a>				
RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	NEU		3.600	28,5	125	50.000	4.000	19	Ja	595 x 595 x 70	<a href="#">953 673 00</a>				
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>															
RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	NEU	1 x 28/36/54 W	3.600	28,5	125	50.000	4.000	19	Ja	1.195 x 295 x 70	<a href="#">953 710 00</a>				

## CoreLine Anbauleuchte



- Kompakte LED-Anbauleuchte
- Hocheffizient: bis zu 142 lm/W
- Mit BAP-tauglicher Optik (OC): konform EN12464-1: L65 3000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19
- Mit Microprismenoptik aus Polycarbonat
- Leuchtgehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)
- Mit QuickConnector-Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP20 IK03			CE	30
											□	□	□		
<b>Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich (OC), dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), Länge: 1.200 mm (L120) oder 1.430 mm (L150)</b>															
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	4.000	31	129	50.000	3.000	19	Ja	1.200 x 200 x 69	<a href="#">515 062 00</a>					
SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	4.300	31	139	50.000	4.000	19	Ja	1.200 x 200 x 69	<a href="#">515 079 00</a>					
SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1 x 58/49 W	4.000	31	129	50.000	3.000	19	Ja	1.430 x 200 x 69	<a href="#">515 086 00</a>					
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1 x 58/49 W	4.300	31	139	50.000	4.000	19	Ja	1.430 x 200 x 69	<a href="#">515 093 00</a>					



## CoreLine Wand- und Deckenleuchte



- Runde, vandalismussichere Leuchte für den Innen- und Aussenbereich
- Leistungsstarke Lichtpakete: 2.000 und 3.400 lm für viele Anwendungen
- Opale Abdeckung für gleichmässiges Licht
- Hocheffizient: bis zu 100 lm/W
- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Umfangreiches Zubehör: verschiedene DecoRinge
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	IP65	IK10	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Min. -20°C	Max. 35°C	CE	18	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 390 mm, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehäusefarbe weiss (WH)</b>																
WL140V LED20S/830 WIA WH	2 x 26 W	2.100	22	95	50.000	3.000	3-pol.			Ja	390 x 85					<a href="#">978 600 00</a>
WL140V LED20S/840 WIA WH		2.200	22	100	50.000	4.000	3-pol.			Ja	390 x 85					<a href="#">978 617 00</a>
WL140V LED34S/830 WIA WH	2 x 36 W	3.350	35,5	94	50.000	3.000	3-pol.			Ja	390 x 85					<a href="#">978 624 00</a>
WL140V LED34S/840 WIA WH		3.400	35,5	96	50.000	4.000	3-pol.			Ja	390 x 85					<a href="#">978 631 00</a>

## CoreLine Lichtleiste



- LED-Lichtleiste für Decken- und Wandanbaumontage
- Leuchtgehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech
- opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- Hocheffizient: bis zu 141 lm/W
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Sehr einfache und schnelle Montage dank 2-Punkt-Befestigung
- Einsetzbar als Einzelleuchte oder durch Aneinanderreihen als Lichtband
- Detaillierte Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	IP20	IK04	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Min. -20°C	Max. 40°C	CE	25	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Lichtleiste, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehäusefarbe weiss (WH)</b>																
BN126C LED41S/840 WIA L1200	NEU 1 / 2 x 36 W	4.100	34	121	50.000	4.000	-			Ja	1135 x 65 x 65					<a href="#">100 435 00</a>
BN126C LED60S/830 WIA L1200	NEU 2 x 36 W	6.000	54	111	50.000	3.000	-			Ja	1135 x 65 x 65					<a href="#">100 633 00</a>
BN126C LED64S/840 WIA L1200	NEU 2 x 36 W	6.400	54	119	50.000	4.000	-			Ja	1135 x 65 x 65					<a href="#">100 220 00</a>
BN126C LED52S/840 WIA L1500	NEU 1 / 2 x 58 W	5.200	37	141	50.000	4.000	-			Ja	1450 x 65 x 65					<a href="#">100 442 00</a>
BN126C LED74S/830 WIA L1500	NEU 2 x 58 W	7.400	64	116	50.000	3.000	-			Ja	1450 x 65 x 65					<a href="#">102 293 00</a>
BN126C LED80S/840 WIA L1500	NEU 2 x 58 W	8.000	64	125	50.000	4.000	-			Ja	1450 x 65 x 65					<a href="#">100 268 00</a>



## CoreLine Downlight



- Kompaktes LED-Downlight
- Passt in vorhandene Installationen mit Standard-Deckenausschnitt 200 bis 205 mm
- Mit weissem Reflektor
- Satinierte Lichtaustrittsöffnung für komfortables, gleichmässiges Licht
- In warmweisser (3.000 K) und neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe
- Hocheffizient: 107 lm/W
- Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung am Betriebsgerät
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
Downlight, Interact Pro Ready, mit externem Betriebsgerät, dimmbar, ZigBee-funkvernetzt (WIA-E), mit weissem Reflektor (WR)											
DN140B LED20S/830 WIA-E WR	2 x 26 W	2.200	20,5	107	50.000	3.000	ja	Ja	200	216 x 108	<a href="#">976 255 00</a>
DN140B LED20S/840 WIA-E WR		2.200	20,5	107	50.000	4.000	ja	Ja	200	216 x 108	<a href="#">976 279 00</a>

## CoreLine Slim Downlight



- Ultra-flaches LED Downlight für 155 oder 205 mm Deckenausschnitt
- Ideal bei wenig Platz in der Zwischendecke
- 1.000/2.000 lm in warmweisser (3.000 K) oder neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe
- Flache, satinierte Unterseite für angenehmes Licht
- Sehr effizient mit 100 lm/W
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
Slim Downlight, Interact Pro Ready, mit externem Betriebsgerät, dimmbar, ZigBee-funkvernetzt (WIA-E)											
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	2 x 18 W	1.100	11	100	50.000	3.000	-	Ja	152-157	166 x 31	<a href="#">976 385 99</a>
DN145B LED10S/840 WIA-E WH		1.100	11	100	50.000	4.000	-	Ja	152-157	166 x 31	<a href="#">976 408 99</a>
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 x 26 W	2.100	21	100	50.000	3.000	-	Ja	203-208	217 x 31	<a href="#">976 422 99</a>
DN145B LED20S/840 WIA-E WH		2.100	21	100	50.000	4.000	-	Ja	203-208	217 x 31	<a href="#">976 446 99</a>

## CoreLine Einbaustrahler



- Flexibles Konzept aus LED-Modul und Rahmen für viele Kombinationsmöglichkeiten von Lichtstrom, Lichtfarbe und Rahmentyp. Auch eine spätere Design-Änderung ist möglich.
- Zwei Grössen für Deckenausschnitte von 68 mm und 78 mm
- Bis zu 115 Lumen pro Watt
- Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L70)	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	
Einbaustrahler, rund, Deckenausschnitt 78 mm, schwenkbar, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Set aus Leuchtenmodul und Einbaurahmen												
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	NEU	> 50 W	1.300	12	108	50.000	3.000	36°	Ja	78	95 x 60	<a href="#">548 220 99</a>
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	NEU		1.380	12	115	50.000	4.000	36°	Ja	78	95 x 60	<a href="#">548 237 99</a>
Einbaustrahler, rund, Deckenausschnitt 68 mm, schwenkbar, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Set aus Leuchtenmodul und Einbaurahmen												
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	NEU	> 50 W	1.300	12	108	50.000	3.000	36°	Ja	68	85 x 62	<a href="#">940 932 99</a>
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	NEU		1.380	12	115	50.000	4.000	36°	Ja	68	85 x 62	<a href="#">940 949 99</a>



Die nachfolgenden Interact Pro Ready Einlege- und Einbauleuchten sind mit regelbarem SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und integriertem, funkvernetztem Multi-Sensor (U4 / IA4) für eine automatisierte tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung ausgeführt. SRD-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesiegt und flimmerfrei. Für zusätzliche manuelle Steuerung, Komfort und Energieeinsparung sind Funkschalter oder Funk-Bewegungsmelder zur Vergrößerung des Erfassungsbereiches verfügbar – Zubehör siehe Seite 24.

Die Leuchten werden nur über 3-polige Steckanschlussklemmen angeschlossen. Zusätzliche (DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Leuchten mit SRD U4 / SRD IA4 haben 5 Jahre Garantie. Zusätzlich zu den aufgeführten (vernummert) Produkten sind weitere Produktausführungen konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berät Sie gern.

## PowerBalance



- Höchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte (bis zu 140 lm/W)
- Quadratische und Langfeldleuchten für Deckenmodul 625 mm
- SmartPyramid-Optik aus weissem Spezialkunststoff (ähnlich RAL 9016)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Auch als Einbauleuchten für gesägte Decken (PCV) und für Decken mit verdeckten Tragprofilen (CPC) verfügbar
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L90)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP20 deckenseitig; IP40 raumseitig		IK02	CE	05
											IP20 deckenseitig; IP40 raumseitig				
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme (PIP)</b>															
RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	3 x 14/18 W	2.800	20	140	50.000	4.000	16	Ja	622 x 622 x 86	<a href="#">980 337 00</a>					
RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	Ja	622 x 622 x 86	<a href="#">980 344 00</a>					
RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	4 x 14/18 W	4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	Ja	622 x 622 x 86	<a href="#">980 351 00</a>					
RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	4 x 14/18 W	6.000	44,5	135	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 86	<a href="#">980 368 00</a>					
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (IA4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme (PIP)</b>															
RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP		3.400	24,5	139	50.000	4.000	16	Ja	1.247 x 310 x 79	<a href="#">980 481 00</a>					
RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	2 x 28/36 W	4.000	28,5	140	50.000	4.000	16	Ja	1.247 x 310 x 79	<a href="#">980 498 00</a>					
RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP		6.000	44,5	135	50.000	4.000	19	Ja	1.247 x 310 x 79	<a href="#">980 504 00</a>					



## FlexBlend



- Hocheffiziente, BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte (bis zu 140 lm/W)
- Quadratische und Langfeldleuchten für Deckenmodul 625 mm
- Mit BAP-tauglicher Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz oder mit BAP-tauglicher Microlinsen-Komfortoptik MLO mit hoher Effizienz
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Auch als Einbauleuchten für gesägte Decken (PCV) und für Decken mit verdeckten Tragprofilen (CPC) verfügbar
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8'	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	IP20 deckenseitig:		IP40 raumseitig:		IP54 raumseitig (PCS)		IK02	CE	30
					h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC			
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme</b>													
RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	3 x 14/18 W	2.800	20	140	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 79	<a href="#">708 341 00</a>			
RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	4 x 14/18 W	3.600	25,5	141	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 79	<a href="#">708 372 00</a>			
RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	4 x 14/18 W	4.200	30	140	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 79	<a href="#">708 402 00</a>			
RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	3 x 14/18 W	2.800	28	100	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 79	<a href="#">708 334 00</a>			
RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	4 x 14/18 W	3.600	37	97	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 79	<a href="#">708 365 00</a>			
RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	4 x 14/18 W	4.200	44,5	95	50.000	4.000	19	Ja	622 x 622 x 79	<a href="#">708 396 00</a>			
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625; Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, dimmbares SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme</b>													
RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	2 x 28/36 W	3.600	25,5	141	50.000	4.000	19	Ja	1.247 x 310 x 77	<a href="#">708 358 00</a>			
RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4		4.200	30	140	50.000	4.000	19	Ja	1.247 x 310 x 77	<a href="#">708 389 00</a>			

## TrueLine



- Sehr schlanke, höchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einbauleuchte (143 lm/W)
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss lackiert (ähnlich RAL9003)
- Mit satinierter Optik für komfortables Licht
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Einbauleuchte zur Montage in gesägten Decken (PCV)
- Auch als Lichtbandleuchte RC532B lieferbar
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8'	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	IP20 deckenseitig:		IP40 raumseitig:		IK02	CE	05
					h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>			
<b>Einbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich, satinierter Optik, dimmbares SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, mit Steckanschlussklemme (PI3)</b>											
RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	1 x 49/80 W/2 x 35 W	4.300	30	143	50.000	4.000	19	Ja	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 622 00</a>	



Die nachfolgenden Interact Pro Ready Pendel- und Anbauleuchten sind mit regelbarem SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und integriertem, funkvernetztem Multi-Sensor (U4 / IA4) für eine automatisierte tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung ausgeführt. SRD-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei. Für zusätzliche manuelle Steuerung, Komfort und Energieeinsparung sind Funkschalter oder Funk-Bewegungsmelder zur Vergrößerung des Erfassungsbereiches verfügbar – Zubehör siehe Seite 24.


Die Leuchten werden nur über 3-polige Steckanschlussklemmen angeschlossen. Zusätzliche (DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Leuchten mit SRD U4 / SRD IA4 haben 5 Jahre Garantie. Zusätzlich zu den aufgeführten (vernummert) Produkten sind weitere Produktausführungen konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berät Sie gern.

## TrueLine



- Sehr schlanke, höchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Pendel- und Anbauleuchte (bis zu 151 lm/W)
- Leuchtengehäuse aus Aluminium, natureloxiert
- Mit satinierter Optik für komfortables Licht
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Pendelleuchten werden mit Abhängenzubehör und elektrischer Anschlussleitung geliefert
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L85)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), Interact Pro Ready, BAP-tauglich, satinierte Optik, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>										
SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 x 58/49 W	4.700	34	138	50.000	4.000	16	Ja	1.449 x 55 x 88	<a href="#">972 575 00</a>
SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 x 80 W	6.600	47,5	139	50.000	4.000	16	Ja	1.449 x 55 x 88	<a href="#">972 636 00</a>
<b>Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich, satinierte Optik, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>										
SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	1 x 58/49 W	3.100	21,5	144	50.000	4.000	19	Ja	1.449 x 55 x 88	<a href="#">972 094 00</a>
SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU		4.300	30,5	141	50.000	4.000	19	Ja	1.449 x 55 x 88	<a href="#">972 179 00</a>



## FlexBlend



- Höchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Pendel- und Anbauleuchte (bis zu 140 lm/W)
- Mit BAP-tauglicher Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz oder mit BAP-tauglicher Microlinsen-Komfortoptik MLO mit hoher Effizienz
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Leuchtgehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiss (ähnlich RAL 9003)
- Pendelleuchten werden mit Abhängezubehör und elektrischer Anschlussleitung geliefert
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	UGR <sub>n</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehäuse: weiss (WH)</b>										
SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	1 x 49/58 W	4.500	35	129	50.000	4.000	≤ 19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 181 00</a>
SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	1 x 80 W	6.000	46,5	129	50.000	4.000	≤ 19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 174 00</a>
SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	1 x 49/58 W	4.500	42,5	106	50.000	4.000	≤ 19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 105 00</a>
<b>Anbauleuchte, Interact Pro Ready, PCS-Optik oder Microlinsenoptik (MLO), beide BAP-tauglich, mit dimmbarem SensorReady-Betriebsgerät (SRD) und Multi-Sensor (U4), ZigBee-funkvernetzt, Gehäuse: weiss (WH)</b>										
SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	1 x 54 W	3.600	26,5	136	50.000	4.000	19	Ja	1.200 x 200 x 73	<a href="#">708 167 00</a>
SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	1 x 54 W	4.200	32	131	50.000	4.000	19	Ja	1.200 x 200 x 73	<a href="#">708 150 00</a>
SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	1 x 49/58 W	3.500	25	140	50.000	4.000	19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 143 00</a>
SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	50.000	4.000	19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 136 00</a>
SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	1/2 x 49/58 W	5.200	39	133	50.000	4.000	19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 129 00</a>
SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	1 x 49/58 W	4.500	43	105	50.000	4.000	19	Ja	1.470 x 200 x 73	<a href="#">708 112 00</a>



Die nachfolgenden Interact Pro Ready Lichtbandsysteme verfügen über ein regelbares SensorReady/Interact-Betriebsgerät (SIA) und müssen mit einer funkvernetzten Sensoreinheit (H4) kombiniert werden.

- 1 Sensoreinheit für je 4 Lichtträger/Lichtbandeinheiten, steuerbar mit der Interact Pro App über Bluetooth
- Geeignete Montagehöhe: 4 bis 16 Meter. Niedrigere Höhen für Maxos fusion auf Anfrage.
- Sensor erfasst Bewegung und Tageslicht und ermöglicht so eine automatisierte Schaltung und Regelung der Lichtbänder

## Maxos fusion Lichtbandsystem



Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem, das eine freie Positionierung der Lichtträger in der Tragschiene ermöglicht.


- Zwei Lichtträger Längen: 2,3 m & 1,15 m.
- Bis zu 180 lm/W und mittlere Nutzlebensdauer (L80) von 100.000 Stunden
- Breite Palette an Optiken, um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu finden für maximale Ersparnisse bei gleichzeitig optimalem Sehkomfort

### Technische Daten

Produktbezeichnung	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Lichtträger hocheffizient, SensorReady/InterAct, 2.276 mm Länge (Standardlänge)</b>									
LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	6.200	35	180	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 808 00</a>
LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	10.000	57	177	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 730 00</a>
LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	10.000	57	177	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 747 00</a>
LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	12.300	72	171	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 754 00</a>
LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	12.300	72	171	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 761 00</a>
LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	12.300	72	171	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 778 00</a>
LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	16.000	97	165	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 785 00</a>
LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	16.000	97	165	100.000	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 792 00</a>
<b>LED-Lichtträger, SensorReady/InterAct, 1.138 mm Länge (Ergänzungslänge zum Auffüllen eines Lichtbandes)</b>									
LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	3.100	18	172	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 921 00</a>
LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	5.000	29	172	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 853 00</a>
LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	6.100	37	165	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 860 00</a>
LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	6.100	37	165	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 877 00</a>
LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	6.100	37	165	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 884 00</a>
LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	8.000	50	160	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 891 00</a>
LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	8.000	50	160	100.000	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 907 00</a>
<b>Sensoren für Lichtbänder</b>									
LL500E H4 WH	Interact Pro Sensor für hohe Höhen, weiss - zur Kombination mit Lichtträgern mit SIA-Betriebsgerät, 1 Sensor je 4 Lichtträger								<a href="#">625 129 00</a>

Weitere Komponenten wie Tragschienen, Einspeisung und Abhänger finden Sie auf der Produktseite (Seite 41).

### Leuchten, Sensorplanung und Verhalten



#### WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass an einem Sensor LL500E bis zu vier Lichtträger angeschlossen werden können. Daher muss die DALI-Leitung an den gekennzeichneten Verbindungen getrennt werden. Verwenden Sie für Interact Pro immer SIA-Lichtband-Einsätze. Der Sensor ist nicht kompatibel mit herkömmlichen DALI (PSD) Einsätzen.



## CoreLine Lichtbandsystem Gen2




- Integriertes Lichtbandsystem: Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Schnell und einfach installiert.
- Höchsteffizient: bis zu 161 lm/W
- Zwei Leuchtenlängen: Standardlänge 3,40 m (LL234X) und Ergänzungslänge 1,70 m (LL217X) in weiss (RAL9003)
- Breitstrahlende (WB) oder engstrahlende (NB) Linsenoptik
- Optional stehen eine Blindeinheit und halb bestückte (HB) Lichtträger sowie weitere Abhänger für unterschiedliche Montagearten zur Verfügung

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>3,40 m Länge (Standardlänge), mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik</b>										
LL234X 90S/840 1xSIA WB 7x1.5	1 x 58 W	9.000	56	161	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">737 952 00</a>
LL234X 160S/840 1xSIA WB 7x1.5	2 x 58 W	16.000	100	160	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">737 969 00</a>
LL234X 90S/840 1xSIA NB 7x1.5	1 x 58 W	9.000	56	161	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">737 976 00</a>
LL234X 160S/840 1xSIA NB 7x1.5	2 x 58 W	16.000	100	160	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">737 983 00</a>
<b>1,70 m Länge (Ergänzungslänge - zum Auffüllen eines Lichtbandes auf die gewünschte Gesamtlänge), mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik</b>										
LL217X 45S/840 1xSIA WB 7x1.5	1 x 58 W	4.500	28	161	50.000	4.000	7-pol.	funk	1700 x 81 x 50	<a href="#">737 990 00</a>
LL217X 80S/840 1xSIA WB 7x1.5	2 x 58 W	8.000	50	160	50.000	4.000	7-pol.	funk	1700 x 81 x 50	<a href="#">738 003 00</a>
LL217X 45S/840 1xSIA NB 7x1.5	1 x 58 W	4.500	28	161	50.000	4.000	7-pol.	funk	1700 x 81 x 50	<a href="#">738 010 00</a>
LL217X 80S/840 1xSIA NB 7x1.5	2 x 58 W	8.000	50	160	50.000	4.000	7-pol.	funk	1700 x 81 x 50	<a href="#">738 027 00</a>
<b>3,40m Länge mit halb LED-Einheit &amp; halb Blindabdeckung mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik</b>										
LL234X 45S/840 1xSIA HB WB 7x1.5	1 x 58 W	4.500	28	161	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">738 034 00</a>
LL234X 80S/840 1xSIA HB WB 7x1.5	2 x 58 W	8.000	50	160	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">738 041 00</a>
LL234X 45S/840 1xSIA HB NB 7x1.5	1 x 58 W	4.500	28	161	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">738 058 00</a>
LL234X 80S/840 1xSIA HB NB 7x1.5	2 x 58 W	8.000	50	160	50.000	4.000	7-pol.	funk	3400 x 81 x 50	<a href="#">738 065 00</a>
<b>Sensoren für Lichtbänder</b>										
LL200E H4 7x2.5 WH	CoreLine Lichtband Gen2 Interact Pro Sensor für 4m-16m Höhe, weiss - zur Kombination mit Lichtträgern mit SIA-Betriebsgerät, 1 Sensor je 4 Lichtträger.									<a href="#">625 143 00</a>

Weitere Komponenten wie Einspeisung und Abhänger finden Sie auf der Produktseite (Seite 46).

### Leuchten, Sensorplanung und Verhalten



#### WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass an einem Sensor LL200E bis zu vier Lichtträger angeschlossen werden können. Daher muss die DALI-Leitung an den gekennzeichneten Verbindungen getrennt werden. Verwenden Sie für Interact Pro immer SIA-Lichtband-Einsätze. Der Sensor ist nicht kompatibel mit herkömmlichen DALI (PSD) Einsätzen.



Die nachfolgenden Interact Pro Ready Hallenleuchten sind mit regelbarem SensorReady-(InterAct)-Betriebsgerät (SIA) und integriertem, funkvernetztem Präsenzmelder (H4) für eine automatisierte tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung für Montagehöhen zwischen 4 m und 16 m ausgeführt. SRD und SIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgerecht und flimmerfrei. Für zusätzliche manuelle Steuerung, Komfort und Energieeinsparung sind Funkschalter oder Funk-Bewegungsmelder zur Vergrößerung des Erfassungsbereiches verfügbar – Zubehör siehe Seiten 24.

Die Leuchten werden nur über 3-polige IP65-Anschlussstecker angeschlossen. Zusätzliche (DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Leuchten mit SRD H4 / SIA H4 haben 5 Jahre Garantie.

## GentleSpace



- Flache, kompakte und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung
- Leistungsstarke Lichtpakete: 13.000, 17.000, 25.000 und 35.000 lm
- Breitstrahlende Optik für optimale Ausleuchtung grosser Flächen
- Bis zu 156 lm/W; Hocheffizienzausführung (HE): bis zu 173 lm/W
- Optimales Wärmemanagement ermöglicht extrem hohe Mittlere Nutzlebensdauer: (L80): 100.000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage mit Seilabhängung, werkzeuglos und stufenlos höhenverstellbar (im Lieferumfang enthalten), inkl. elektrischem IP65-Anschluss
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerät (SIA) und Präsenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt und breitstrahlender Optik (WB), mit Glasabdeckung (GC), Gehäuse: silber</b>										
BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	250 W HPL	13.000	84	154	100.000	4.000	-	Ja	580 x 410 x 100	<a href="#">981 099 00</a>
BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	400 W HPL / 250 W HPI	17.000	120	141	100.000	4.000	-	Ja	580 x 410 x 100	<a href="#">981 143 00</a>
BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	400 W HPI / 250 W SON	25.000	162	154	100.000	4.000	-	Ja	716 x 490 x 110	<a href="#">981 150 00</a>
BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	400 W HPI am SON-VG / 400 W SON	35.000	232	150	100.000	4.000	-	Ja	716 x 490 x 110	<a href="#">983 413 00</a>
<b>Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerät (SIA) und Präsenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt und breitstrahlender Optik (WB), mit Glasabdeckung (GC), Hocheffizienzausführung (HE), Gehäuse: silber</b>										
BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	250 W HPL	13.000	75	173	100.000	4.000	-	Ja	580 x 410 x 100	<a href="#">981 211 00</a>
BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	400 W HPL / 250 W HPI	17.000	98	173	100.000	4.000	-	Ja	580 x 410 x 100	<a href="#">981 228 00</a>
BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	400 W HPI / 250 W SON	25.000	144	173	100.000	4.000	-	Ja	716 x 490 x 110	<a href="#">981 235 00</a>
BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	400 W HPI am SON-VG / 400 W SON	32.500	206	157	100.000	4.000	-	Ja	716 x 490 x 110	<a href="#">012 837 00</a>

Hinweis: Zusätzlich zu den aufgeführten (vernummert) Produkten sind weitere Produktausführungen (z.B. mit tiefstrahlender (NB), tief-breitstrahlender Optik (MB) oder Hochregallageroptik (HRO) konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berät Sie gern.

## CoreLine Hallenleuchte



- Runde, kompakte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Polycarbonatabdeckung
- Leistungsstarke Lichtpakete: 10.500, 20.000, 25.000 und 30.000 lm für viele Anwendungen
- Tiefstrahlende (NB) und Breitstrahlende Optik (WB)
- Hocheffizient: 151 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 50.000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage mit Zwei-Punkt-Montagebügel für Seil- oder Kettenabhängung (im Lieferumfang enthalten), inkl. elektrischem IP65-Anschluss
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerät (SIA) und Präsenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt, mit tiefstrahlender (NB) oder breitstrahlender Optik (WB)</b>									
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	NEU 250 W HPL	10.500	72	146	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	<a href="#">527 041 00</a>
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	NEU 400 W HPL / 250 W HPI	20.000	133	150	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	<a href="#">527 058 00</a>
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	NEU 400 W HPI / 250 W SON	25.000	166	151	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	<a href="#">527 034 00</a>
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	NEU 400 W HPI am SON-VG / SON 400 W / HPL-N 700 W	30.000	203	148	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	<a href="#">527 058 00</a>
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	NEU 250 W HPL	10.500	72	146	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	<a href="#">527 034 00</a>
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	NEU 400 W HPL / 250 W HPI	20.000	133	150	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	<a href="#">527 065 00</a>
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	NEU 400 W HPI / 250 W SON	25.000	166	151	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	<a href="#">527 072 00</a>
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	NEU 400 W HPI am SON-VG / SON 400 W / HPL-N 700 W	30.000	203	148	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	<a href="#">527 089 00</a>



Die nachfolgenden Interact Pro Ready Feuchtraumleuchten Pacific LED sind mit regelbarem SensorReady-(InterAct)-Betriebsgerät (SIA) und integriertem Bluetooth- und ZigBee-Funk-Dimmaktor (IA9) ausgeführt. CoreLine Interact Pro Ready Feuchtraumleuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. SIA- und WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgerecht und flimmerfrei. Für optimalen Komfort und Energieeinsparung sind externe, zusätzliche Funk-Präsenz- oder Bewegungsmelder für automatisiertes Licht und/oder Funkschalter für manuelle Steuerung erforderlich. Zubehör siehe Seite 24. Die Leuchten werden nur über 3-polige Netzklemmen angeschlossen. Zusätzliche (DALI-) Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Alle Feuchtraumleuchten Interact Pro Ready haben 5 Jahre Garantie.

## Pacific LED



- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Nur eine (auch chemisch resistente) Leuchtentypen für viele Anwendungen: einfachere Auswahl und Planung im Projektfall
- Höchste Effizienz: bis zu 165 lm/W
- 2 Leuchten-Längen (1.200 mm und 1.800 mm)
- 6 Lichtstropakete bis zu 15.000 lm
- 3 optimierte Optiken für unterschiedliche Anwendungen, WB teilweise auch für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Mit Steckanschlussklemme, auch mit Durchgangsverdrahtung
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Feuchtraumleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-Interact-Betriebsgerät (SIA), mit Bluetooth- und ZigBee-Funk-Dimmaktor (IA9), mit breitstrahlender Optik (WB) und Steckanschlussklemme (PI5)										
WT490C LED64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	1/2 x 58 W / 1/2 x 49 W / 1 x 80 W	6.400	40	160	100.000	4.000	-	Ja	1248 x 96 x 80	<a href="#">625 761 00</a>
WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	2 x 58 W / 2 x 49 W / 1 x 80 W	8.000	51	157	100.000	4.000	-	Ja	1248 x 96 x 80	<a href="#">625 778 00</a>
WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800		8.000	48,5	165	100.000	4.000	-	Ja	1810 x 96 x 80	<a href="#">625 785 00</a>

Hinweis: Zusätzlich zu den aufgeführten (vernummert) Produkten sind weitere Produktausführungen (z.B. mit sehr breitstrahlender Optik (VWB), tiefstrahlender Hochregallager-Optik (NB-HRO), Warmweiss (/830), vielen Lichtstropaketen und mit Durchgangsverdrahtung konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berät Sie gern.

## CoreLine Feuchtraumleuchte Gen 2



- Robuste, industrietaugliche LED-Feuchtraumleuchte
- Satinierte prismatische Abdeckung für höchste Effizienz und optimierte Lichtverteilung
- Bis zu 154 Lumen pro Watt
- Im Lieferumfang enthalten: Decken-Montagebügel, Triangel-Bügel zur Pendelmontage,
- Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgenippel.
- Detailliertere Informationen finden Sie auf der Produktseite dieser Leuchte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Feuchtraumleuchte, mit satinierte, prismatische Abdeckung; Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA)										
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	4.000	26	154	50.000	4.000	Opt.*	Ja	1.215 x 80 x 76	<a href="#">975 760 00</a>
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	2 x 58 W / 2 x 49 W	6.500	45,5	143	50.000	4.000	Opt.*	Ja	1.515 x 80 x 76	<a href="#">975 784 00</a>

Um eine Beleuchtungsanlage mit Interact Pro effizient und komfortabel zu betreiben, können optional verschiedene Zubehörkomponenten ergänzt werden. Funkschalter erlauben ein manuelles Bedienen, Funk-Präsenzmelder ermöglichen als Ergänzung zu den CoreLine-Leuchten mit WIA-Technologie automatisches Licht mit bewegungsaktivierter und tageslichtabhängiger Regelung und Schaltung. Funk-Bewegungsmelder ermöglichen automatisches An- und Ausschalten. Infrarot-Fernbedienungen und das Gateway zum Upgrade auf Interact Pro mit Gateway runden das Zubehörangebot ab.

## Funkschalter



- Vielseitige Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage
- Mit einer Wippe oder Doppelwippe
- Zeitloses Design
- Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie
- Vielseitige Montagemöglichkeiten: auf bestehende Unterputzsteckdosen aufsetzbar, direkt auf die Wand mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebepad (Klebepad im Lieferumfang enthalten)

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EOC
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	2-Taster-Funkschalter (1 Wippe), EIN/AUS/Dimmen, ZigBee GreenPower (batterie- und netzloser Betrieb)	1	<a href="#">273 771 00</a>
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	4-Taster-Funkschalter (Doppelwippe), EIN/AUS/Dimmen/Szenen, ZigBee GreenPower (batterie- und netzloser Betrieb)	2	<a href="#">273 801 00</a>

## Funk-Bewegungs- und Präsenzmelder, IP42 – für Innenräume



- **Funk-Bewegungsmelder** für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m
- Für CoreLine-WIA-Leuchten und als Ergänzungs-Bewegungsmelder für SRD U4 / SRD IA4-Leuchten und SIA H4-Leuchten
- **Funk-Präsenzmelder** (Tageslicht- und Bewegungssensor) für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m
- nur in Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EOC
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	Funk-Bewegungsmelder für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m	3	<a href="#">777 527 00</a>
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m (nur in Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten)	4	<a href="#">777 541 00</a>

## Funk-Bewegungs- und Präsenzmelder, IP65 – für Innenräume in Industrie, Lagerhallen und Parkgaragen



- **Funk-Bewegungsmelder** für Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben, mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 8 m
- Für CoreLine-WIA-Leuchten und als Ergänzungs-Bewegungsmelder für SRD U4 / SRD IA4-Leuchten und SRD H4 / SIA H4-Leuchten
- **Funk-Präsenzmelder** (Tageslicht- und Bewegungssensor) für Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben, mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 8 m
- nur in Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten und Pacific LED SIA IA9

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EOC
LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	Funk-Bewegungsmelder für Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben, mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 8 m	5	<a href="#">745 424 00</a>
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) für Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben, mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe: bis zu 8 m (nur in Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten und Pacific LED SIA IA9)	6	<a href="#">745 455 00</a>

## Infrarot-Fernbedienungen



- Die Infrarot-Fernbedienungen IRT9015 und IRT9090 können optional zusätzlich zur Interact Pro App für eine noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4, IA4 und H4 eingesetzt werden.
- Ein optimaler Einsatz der Infrarot-Fernbedienungen ist bei Montagehöhen der Leuchten bis zu 16 m gewährleistet.

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EOC
<b>Infrarot-Fernbedienungen (optional: zusätzlich zur Interact Pro App für noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4 / IA4 und H4)</b>			
IRT9015/00 InterAct Retrofit	Infrarot-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von Interact Pro (empfohlen) - optional: zusätzlich zur Interact Pro App für noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4 / IA4 und H4	7	<a href="#">827 598 00</a>
IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	Infrarot-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von Interact Pro und ActiLume-Systemen - optional: zusätzlich zur Interact Pro App für noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4 / IA4 und H4	8	<a href="#">747 635 00</a>

## Gateway



- Das Gateway LCN1840/05 ermöglicht die Ausführung des Systems Interact Pro mit Gateway
- Es ermöglicht zusätzliche Funktionalitäten, die zur weiteren Flexibilität, höheren Nutzerfreundlichkeit und Kostenoptimierung beitragen. Übersicht der zusätzlichen Funktionalitäten: siehe Seite 12.
- Die Inbetriebnahme erfolgt über die Interact Pro App mit Einwahl ins lokale IT-Netz des Kunden

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Abb.	Bestell-Nr. EOC
<b>Gateway</b>			
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	Optionales IP-Gateway zum Upgrade auf Interact Pro mit Gateway (Advanced) für zusätzliche Funktionalitäten (z.B. Energiemonitoring, Fernsteuerung, Fehlerdiagnose)	9	<a href="#">775 790 00</a>

Besuchen Sie das Interact Pro Portal für weitere Dokumentation: <https://sme.interact-lighting.com>  
 Oder wenden Sie sich an unsere technische Hotline: Tel. 00800/ 7445 4775\* Montag-Freitag 9 – 18 Uhr  
 \*kostenlos aus dem deutschen Festnetz



# Hallenleuchten



## GentleSpace Gen3

**Hocheffiziente LED-Hallenleuchte im modernen, flachen Design – ideal für Neubau und Sanierung**

- Effizienz von bis zu 156 lm/W, HE-Ausführungen bis zu 174 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Vier Optiken (eng-, mittelbreit- und breitstrahlend und verstellbar (NBA))
- Einfache Installation mit Seilabhängung (optional mit Montagebügel)
- DALI-regelbar (PSD), auch Interact Pro Ready – für funkvernetztes, regelbares Licht (SIA H4)
- 4.000 und 6.500 Kelvin (5.000 Kelvin auf Anfrage)
- Ausführungen für sehr hohe Umgebungstemperaturen, Einsatz in Schwimmbädern, ballwurfsicher und für explosionsgefährdete Bereiche
- 5 Jahre Garantie



## CoreLine Hallenleuchte Gen5

**Kompakte, leichte und robuste LED-Hallenleuchte – ideal als preiswerter 1:1 Ersatz in der Sanierung oder im Neubau**

- Effizienz von bis zu 159 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L85): 50.000 Stunden
- Zwei Optiken (tief- und breitstrahlend)
- 4.000 K
- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD), auch Interact Pro Ready – für funkvernetztes, regelbares Licht (SIA H4)
- Einfacher elektrischer Anschluss und schnelle Montage durch Ein-Punkt-Montagehaken
- Garantie 5 Jahre



## CoreLine Hallenleuchte Value

**Kompakte und robuste LED-Hallenleuchte mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis**

- Mittlere Nutzlebensdauer: (L70): 50.000 Stunden
- Drei Baugrößen mit drei Lichtstrompaketen
- Hohe Effizienz: bis zu 136 lm/W
- 4.000 K (/840); Schaltbar (PSU)
- Einfacher elektrischer Anschluss und schnelle Montage durch Ein-Punkt-Montagehaken
- Mit optionalem Aluminiumreflektor zur Verbesserung der Blendungsbegrenzung



## Ledinaire Hallenleuchte Gen2

**Kompakte LED Hallenleuchte für die Allgemeinbeleuchtung**

- Effizienz von bis zu 122 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- 4.000 Kelvin
- Schaltbar
- 3 Jahre Garantie





## GentleSpace Gen3



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



Grosse Lichtaustrittsfläche für geringe Blendung



GentleSpace mit Montagebügel (BR): Zur einfachen Montage wird der verstellbare Montagebügel vorab an der Decke befestigt und die Leuchte anschliessend eingehängt.



### Produktbeschreibung


- Flache und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung (GC)
- Hocheffizient mit bis zu 156 Lumen pro Watt, HochEffizienzausführung (HE) optional mit bis zu 174 lm/W

### Vorteile


- 4 Lichtstrompakete von 13.000 bis 35.000 lm und zwei Baugrössen
- Breit- (WB) und mittelbreitstrahlende (MB) Optik mit bester Entblendung sowie drei weitere Optiken auf Anfrage
- Eine verstellbare Optik, bei der man den Ausstrahlungswinkel zwischen eng-, mittelbreit- und breitstrahlend verstellen kann (NBA)
- Ideal geeignet für eine Reduktion der Leuchtenanzahl bzw. für eine möglichst geringe Leuchtenanzahl im Neubau dank hoher Lichtstrompakete von bis zu 35.000 Lumen
- Mit elektronischem, DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD)
- Inkl. Triangelseilabhängung oder optional mit Montagebügel (BR).

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraum- anwendungen (Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK07)



mittelbreitstrahlend (MB)



breitstrahlend (WB)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Dimmbar, breitstrahlend mit Seilabhängung</b>									
BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	250 W HPL	13.000	84	155	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	<a href="#">407 339 00</a>
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	400 W HPL/250 W HPI	17.000	110	155	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	<a href="#">407 360 00</a>
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	400 W HPI/250 W SON	25.000	160	156	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	<a href="#">407 308 00</a>
BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	400 W SON	35.000	230	152	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	<a href="#">407 438 00</a>
<b>Dimmbar, mittelbreitstrahlend mit Seilabhängung</b>									
BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	250 W HPL	13.000	84	155	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	<a href="#">407 384 00</a>
BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	400 W HPL/250 W HPI	17.000	110	155	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	<a href="#">407 452 00</a>
BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	400 W HPI/250 W SON	25.000	160	156	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	<a href="#">407 315 00</a>
BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	400 W SON	35.000	230	152	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	<a href="#">407 322 00</a>
<b>Dimmbar, verstellbare Optik (NB/MB/WB) mit Seilabhängung</b>									
BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	250 W HPL	13.000	84	155	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	<a href="#">414 634 00</a>
BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	400 W HPL/250 W HPI	17.000	110	155	4.000	–	DALI	460 x 410 x 80	<a href="#">414 641 00</a>
BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	400 W HPI/250 W SON	25.000	160	156	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	<a href="#">414 658 00</a>
BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	400 W SON	35.000	230	152	4.000	–	DALI	600 x 490 x 87	<a href="#">414 665 00</a>

### Optional auf Anfrage:

- Version mit Konstantlichtstrom (CLO)
- 6.500 K (als Standard lieferbar); 5.000 K (auf individuelle Anfrage)
- 2 weitere Optiken: NB (engstrahlend), HRO (Hochregaloptik)
- HochEffizienz (HE) -Ausführungen für 4.000 K verfügbar (bis zu 174 lm/W)
- Xtreme Version für Umgebungstemperaturen von +60°/+70°C
- Für zentrales Notbeleuchtungsnetzwerk (PSED)
- Montagebügel (BR) als Alternative zur Seilabhängung
- Ausführungen für den Einsatz in Schwimmbädern (SWP), Sporthallen (ballwurfsicher) und explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
- Mit Optikabdeckung aus Polycarbonat (PC) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (erfüllt damit die Anforderungen gemäss IFS/HACCP)
- Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SIA H4) - ausgewählte Versionen siehe Seite 22.



## CoreLine Hallenleuchte Gen5



### Produktbeschreibung


- Kompakte und robuste, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte aus Aluminium mit tief- oder breitstrahlender kreisförmiger Linsenoptik aus Polycarbonat
- Drei Baugrößen mit vier Lichtstrompaketen bis zu 30.000 lm
- Hohe Effizienz: bis zu 159 lm/W
- Neutralweisses (4.000 K) oder tageslichtweisses (6.500 K) Licht
- Mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), PSD-Betriebsgerät ist gleichspannungsgerecht
- Mit Montagehaken und elektrischem IP65-Anschluss
- Zubehör: Montagebügel

### Vorteile


- Kompakte LED-Hallenleuchte für einfache Handhabung
- Geringes Gewicht: nur 1,9 – 5,5 kg
- Gute Entblendung aufgrund hochpräziser Linsenoptik
- Schnelle Montage mit Ein-Punkt-Aufhängung
- Erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen



Tiefstrahlend (NB)



Breitstrahlend (WB)

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L85)

interact  
ready.

5 Jahre  
Garantie



Integrierte Kühlrippen (Optimales Wärmemanagement): Lange Lebensdauer. Einfacher elektrischer IP65-Anschluss: PSU/SIA H4: 1 Kabel; PSD: 2 Kabel.



PSU/PSD: mit Montagehaken



Optionales Zubehör: Montagebügel



CoreLine Hallenleuchte G5 auch als Interact Pro Ready Version lieferbar.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweiss 4.000 K (/840) oder tageslichtweiss 6.500 K (/865)</b>									
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	NEU	10.500	67	157	4.000	-	-	290 x 90	955 660 00
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	NEU	10.500	67	157	4.000	-	-	290 x 90	955 677 00
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	NEU	20.000	126	159	4.000	-	-	330 x 99	955 684 00
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	NEU	20.000	126	159	4.000	-	-	330 x 99	955 691 00
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	NEU	25.000	157	159	4.000	-	-	393 x 99	955 820 00
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	NEU	25.000	157	159	4.000	-	-	393 x 99	955 837 00
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	NEU	30.000	192	156	4.000	-	-	393 x 99	956 001 00
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	NEU	30.000	192	156	4.000	-	-	393 x 99	956 018 00
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	NEU	10.500	67	157	6.500	-	-	290 x 90	955 745 00
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	NEU	10.500	67	157	6.500	-	-	290 x 90	955 752 00
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	NEU	20.000	126	159	6.500	-	-	330 x 99	955 769 00
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	NEU	20.000	126	159	6.500	-	-	330 x 99	955 776 00
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	NEU	25.000	157	159	6.500	-	-	393 x 99	955 844 00
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	NEU	25.000	157	159	6.500	-	-	393 x 99	955 851 00
<b>LED-Hallenleuchte, DALI-regelbar (PSD), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweiss 4.000 K (/840) oder tageslichtweiss 6.500 K (/865)</b>									
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	NEU	10.500	72	146	4.000	-	DALI	330 x 99	955 707 00
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	NEU	10.500	72	146	4.000	-	DALI	330 x 99	955 714 00
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	NEU	20.000	134	149	4.000	-	DALI	330 x 99	955 721 00
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	NEU	20.000	134	149	4.000	-	DALI	330 x 99	955 738 00
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	NEU	25.000	168	149	4.000	-	DALI	393 x 126	955 868 00
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	NEU	25.000	168	149	4.000	-	DALI	393 x 126	955 875 00
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	NEU	30.000	205	146	4.000	-	DALI	393 x 126	956 025 00
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	NEU	30.000	205	146	4.000	-	DALI	393 x 126	956 032 00
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	NEU	10.500	72	146	6.500	-	DALI	330 x 99	955 783 00
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	NEU	10.500	72	146	6.500	-	DALI	330 x 99	955 790 00
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	NEU	20.000	134	149	6.500	-	DALI	330 x 99	955 806 00
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	NEU	20.000	134	149	6.500	-	DALI	330 x 99	955 813 00
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	NEU	25.000	168	149	6.500	-	DALI	393 x 126	955 882 00
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	NEU	25.000	168	149	6.500	-	DALI	393 x 126	955 899 00
<b>Zubehör</b>									
BY121Z G5 BR L200	NEU	Montagebügel für alle CoreLine Hallenleuchten Gen5							341 866 00



interact  
ready.

Montageanleitung  
mit Abmessungen  
und Gewichten



## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Hallenleuchte, Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerät (SIA) und Präsenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetz, mit tiefstrahlender (NB) oder breitstrahlender Optik (WB)</b>									
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	NEU 250 W HPL	10.500	72	146	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	955 905 00
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	NEU 400 W HPL / 250 W HPI	20.000	133	150	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	955 929 00
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	NEU 400 W HPI / 250 W SON	25.000	166	151	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	955 943 00
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	NEU 400 W HPI am SON-VG / SON 400 W/ HPL-N 700 W	30.000	203	148	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	956 049 00
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	NEU 250 W HPL	10.500	72	146	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	955 912 00
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	NEU 400 W HPL / 250 W HPI	20.000	133	150	4.000	-	Ja	530 x 393 x 99	955 936 00
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	NEU 400 W HPI / 250 W SON	25.000	166	151	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	955 950 00
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	NEU 400 W HPI am SON-VG / SON 400 W/ HPL-N 700 W	30.000	203	148	4.000	-	Ja	530 x 393 x 126	956 056 00



## CoreLine Hallenleuchte Value



### Produktbeschreibung


- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender Ringoptik
- Drei Baugrößen mit drei Lichtstrompaketen
- Hohe Effizienz: bis zu 136 lm/W
- Neutralweisses Licht (4.000 K)
- Gehäuse aus Aluminium und Optik aus Polycarbonat
- Mit schaltbaren Betriebsgerät
- Mit Montagehaken und IP65-Anschlussklemme
- Zubehör: Montagebügel und Aluminiumreflektor zur Verbesserung der Blendungsbegrenzung auf UGR<sub>R</sub> 22

### Vorteile


- Kompakte und robuste LED-Hallenleuchte
- Geringes Gewicht: nur 1,9 – 3 kg
- Einfacher elektrischer Anschluss
- Schnelle Montage mit Ein-Punkt-Aufhängung

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen



Breitstrahlend (WB)



Breitstrahlend (WB)  
+ Aluminiumreflektor

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)

5 Jahre  
Garantie



Integrierte Kühlrippen für ein optimales Wärmemanagement. Einfacher elektrischer IP65-Anschluss



Mit Montagehaken zur einfachen Einpunkt-Befestigung. Optional steht ein Montagebügel zur Verfügung.



Zubehör: Aluminiumreflektor zur Verbesserung der Blendungsbegrenzung auf UGR<sub>R</sub> 22



Zubehör: optionaler Montagebügel



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)</b>									
BY100P LED100S/840 PSU WB	250 W HPL	10.500	77	136	4.000	-	nein	278 x 89	542 983 00
BY101P LED200S/840 PSU WB	400 W HPL / 250 W HPI	20.500	154	133	4.000	-	nein	305 x 99	529 212 00
BY102P LED260S/840 PSU WB	400 W HPI / 250 W SON	25.500	187	136	4.000	-	nein	358 x 99	529 229 00
<b>Zubehör</b>									
BY100Z BR L215	Montagebügel für BY100P, BY101P und BY102P							-	545 878 99
BY101Z ALU	Aluminiumreflektor für BY100P (10.500 lm) und BY101P (20.500 lm), für verbesserte Blendungsbegrenzung UGR <sub>R</sub> 22							474 x 141	545 830 99
BY102Z ALU	Aluminiumreflektor für BY102P (25.500 lm), für verbesserte Blendungsbegrenzung UGR <sub>R</sub> 22							543 x 153	545 847 99



## Ledinaire Hallenleuchte Gen2



### Produktbeschreibung

- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender Lichtverteilung (WB) und schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU)
- Effizienz von bis zu 122 lm/W
- Mit neutralweisser Lichtfarbe (4.000 K)

### Vorteile

- LED-Hallenleuchte in kompaktem Design in zwei Baugrößen
- Gleichmässiges, diffuses Licht
- Geringes Gewicht von 1,5 und 2,7 kg
- Rotationssymmetrisch mit Einpunktaufhängung

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie



Integrierte Kühlrippen für ein optimales Wärmemanagement. Einfacher elektrischer Anschluss.



Glatte Stirnseite und geschlossene Montage-Ringöse



Zubehör: Aluminiumreflektor für die Verbesserung der Entblendung



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HID <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)</b>									
BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	250 W HPL	10.500	94	112	4.000	–	–	273 x 93	<a href="#">524 057 00</a>
BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	400 W HPL/250 W HPI	20.500	168	122	4.000	–	–	355 x 93	<a href="#">524 040 00</a>
<b>Zubehör</b>									
BY020Z G2 ALU	Aluminiumreflektor für BY020P G2 (10.500 lm) – zur Verbesserung der Entblendung							382 x 156	<a href="#">530 171 99</a>
BY021Z G2 ALU	Aluminiumreflektor für BY021P G2 (20.500 lm) – zur Verbesserung der Entblendung							480 x 194	<a href="#">530 164 99</a>

# Feuchtraumleuchten




## Pacific LED

**Neues Design, noch vielseitiger einsetzbar, noch effizienter, noch langlebiger, höchste Lichtqualität**

- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat für viele Anwendungen
- Höchsteffizient: bis zu 165 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- 4 Längen und insgesamt 7 Lichtstrompakete bis 15.000 lm
- Optimierte Optiken für unterschiedliche Anwendungen, teilweise auch für Bildschirmarbeitsplätze in der Industrie geeignet
- Schaltbar und DALI-regelbar, auch Interact Pro Ready – für funkvernetztes, regelbares Licht (SIA IA9)
- Einfache und flexible Montage und schneller elektrischer Anschluss, auch mit Durchgangsverdrahtung
- 5 Jahre Garantie
- Anwendung: Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Lebensmittelindustrie, Parkgaragen, überdeckte Vordachbeleuchtung

BEST



## CoreLine Feuchtraumleuchte

**Der Allrounder – Einfache Installation bei bester Performance in Effizienz und Lichtqualität**

- Bis zu 133 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD), schaltbar mit Bewegungssensor (PSU MDU), auch Interact Pro Ready – für funkvernetztes, regelbares Licht (WIA)
- 5 Jahre Garantie
- Anwendungen: Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

BETTER



## CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte

**Schlanke, robuste, röhrenförmige LED-Feuchtraumleuchte für vielseitigen und flexiblen Einsatz**

- Leuchtenkörper aus ammoniakbeständigem PMMA: auch für die Tierhaltung geeignet
- Hocheffizient: Bis zu 139 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU)
- Flexible Montage – horizontal flexibel positionierbare Montageschellen und Lichtabstrahlrichtung stufenlos drehbar einstellbar
- Garantie 5 Jahre
- Anwendungen: Tierhaltung und Landwirtschaft, Industrie- und Lagerhallen in der Lebensmittel- und (chemischen) Industrie, Vordachbeleuchtung

GOOD



## Ledinaire Feuchtraumleuchte

**Bestes PreisLeistungsverhältnis im LED Einstiegsbereich**

- Bis zu 125 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU)
- 3 Jahre Garantie
- Anwendungen: Überdachte Parkplätze, Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m), Kühlräume



## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8 LEDtube-Lampen

**Für T8-LEDtube-Lampen ihrer Wahl**

- Für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Zwei Leuchtenlängen: 1.275 und 1.580 mm
- Einfache und schnelle Montage
- 3 Jahre Garantie
- Anwendungen: Nebenräume, Überdachte Parkplätze



## Pacific LED WT490C



### Produktbeschreibung


- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Nur eine (auch chemisch resistente) Leuchtentype für viele Anwendungen: einfachere Auswahl und Planung im Projektfall
- Höchste Effizienz: bis zu 165 lm/W
- 4 Leuchten-Längen (700, 1.200, 1.600 mm, optional: 1.800 mm)
- 7 Lichtstropakete bis zu 15.000 lm
- 3 optimierte Optiken für unterschiedliche Anwendungen
- Optik WB teilweise auch für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Mit schaltbarem oder DALI-regelbarem Betriebsgerät, beide gleichspannungsgerecht und flimmerfrei, auch Interact Pro Ready Ausführungen
- Mit Schnellsteckanschluss, auch mit Durchgangsverdrahtung

### Vorteile


- Eine Leuchte für unterschiedlichste industrielle Anwendungen
- Höchste Lichtausbeuten für maximale Energieeinsparung
- Längste Nutzlebensdauer: wartungsarm
- Flexible Montage – Decken- und Wandmontage mit horizontal flexiblen Montageabständen
- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss
- Erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen


- Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Lebensmittelindustrie, Parkgaragen, überdeckte Vordachbeleuchtung
- **Neu:** Zusätzliche Leuchtenausführung für erweiterten Umgebungstemperaturbereich: -35 °C bis 60 °C (WT495C)



WB (breitstrahlend)



VWB (sehr breitstrahlend)



NB-HRO (tiefstrahlend-Hochregallageroptik)

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie


interact  
ready.



Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte mit IP66 und IK08 für viele Anwendungen



Einfache und flexible Montage: Deckenbügel horizontal an viele Montageabstände anpassbar



Einfacher und schneller elektrischer Anschluss (WA7)



Zubehör: Set mit Spezialschrauben und -müttern für vertikale / horizontale Wandmontage oder als Leuchten-Diebstahlschutz (für 10 Leuchten)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 / T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender (WB), sehr breitstrahlender (VWB) oder tiefstrahlender (Hochregallager-) Optik (NB-HRO), schaltbar (PSU), mit Schnellsteckanschluss (WA7), ohne oder mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3), Länge: 700 mm (L700) oder 1.200 mm (L1200)										
WT490C LED23S/840 PSU WB P15 L700	2 x 18 W	2.300	15,2	151	100.000	4.000	–	–	686 x 96 x 80	623 521 00
WT490C LED42S/840 PSU WB WA7 L1200	2 x 36 W 1 x 58 W 1 x 49 W	4.200	25,5	165	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">626 720 00</a>
WT490C LED42S/840 PSU TW3 WA7 L1200		4.200	25,5	165	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 744 00</a>
WT490C LED42S/840 PSU VWB WA7 L1200		4.200	25,5	165	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">626 737 00</a>
WT490C LED42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	1/2 x 58 W 1/2 x 49 W 1 x 80 W	4.200	25,5	165	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 751 00</a>
WT490C LED64S/840 PSU WB WA7 L1200		6.400	40	160	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 125 00</a>
WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200		6.400	40	160	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	<a href="#">623 149 00</a>
WT490C LED64S/840 PSU VWB WA7 L1200	1/2 x 58 W 1/2 x 49 W 1 x 80 W	6.400	40	160	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 200 00</a>
WT490C LED64S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200		6.400	40	160	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	Konfigurator
WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200		6.400	40	160	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">109 988 00</a>
WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO TW3 WA7 L1200	2 x 58 W 2 x 49 W 1 x 80 W	6.400	40	160	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 805 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU WB WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 248 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	<a href="#">623 255 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU VWB WA7 L1200	2 x 58 W 2 x 49 W 1 x 80 W	8.000	51	157	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 309 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	Konfigurator
WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 224 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO TW3 WA7 L1200	2 x 80 W	8.000	51	157	100.000	4.000	5-pol.	–	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 829 00</a>
WT490C LED100S/840 PSU WB WA7 L1200		10.000	65	154	100.000	4.000	–	–	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 323 00</a>



## Pacific LED WT490C

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 / T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender (WB), sehr breitstrahlender (VWB) oder tiefstrahlender (Hochregallager-) Optik (NB-HRO), DALI-regelbar (PSD), mit Schnellsteckanschluss (WA7), ohne oder mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3), Länge: 700 mm (L700) oder 1.200 mm (L1200)</b>										
WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700	2 x 18 W	2.300	14,4	160	100.000	4.000	–	DALI	686 x 96 x 80	109 582 00
WT490C LED42S/840 PSD WB WA7 L1200	2 x 36 W 1 x 58 W 1 x 49 W	4.200	26	162	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">626 768 00</a>
WT490C LED42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200		4.200	26	162	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 782 00</a>
WT490C LED42S/840 PSD VWB WA7 L1200		4.200	26	162	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">626 775 00</a>
WT490C LED42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200		4.200	26	162	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 799 00</a>
WT490C LED64S/840 PSD WB WA7 L1200	1/2 x 58 W 1/2 x 49 W 1 x 80 W	6.400	39,5	162	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 170 00</a>
WT490C LED64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200		6.400	39,5	162	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	<a href="#">623 187 00</a>
WT490C LED64S/840 PSD VWB WA7 L1200		6.400	39,5	162	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 217 00</a>
WT490C LED64S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200		6.400	39,5	162	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	Konfigurator
WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200		6.400	39,5	162	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">109 995 00</a>
WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO TW3 WA7 L1200		6.400	39,5	162	100.000	4.000	5-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 812 00</a>
WT490C LED80S/840 PSD WB WA7 L1200	2 x 58 W 2 x 49 W 1 x 80 W	8.000	51	157	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 279 00</a>
WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	<a href="#">623 286 00</a>
WT490C LED80S/840 PSD VWB WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 316 00</a>
WT490C LED80S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	Konfigurator
WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 231 00</a>
WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO TW3 WA7 L1200		8.000	51	157	100.000	4.000	7-pol.	DALI	1.278 x 96 x 80	<a href="#">626 836 00</a>
WT490C LED100S/840 PSD WB WA7 L1200	2 x 80 W	10.000	66	152	100.000	4.000	–	DALI	1.248 x 96 x 80	<a href="#">623 330 00</a>
<b>Zubehör</b>										
WT470Z SCREW-VP SET (10PCS)	Set Spezialschrauben und -mutter für 10 Leuchten; Erforderlich bei vertikaler oder horizontaler Wandmontage oder als Leuchten-Diebstahlschutz									<a href="#">385 098 00</a>
WT470Z CH (10PCS)	Montageöse mit Montagehaken – 10 Stück; für 5 Leuchten. Die Montageöse wird mit dem Montagebügel verschraubt.									<a href="#">041 214 00</a>

#### Optional standardmässig lieferbar:

- Leuchtenlänge L1800 mm mit 8.000, 10.000, 12.000 und 15.000 lm; Warmweiss 3.000 K (/830); integrierte Notlichtakkus 3 Stunden (ELx3); Leuchten für Notlichtanlagen mit Zentralbatterie (PSED). Leuchte für erweiterten Umgebungstemperaturbereich: -35 °C bis 60 °C (WT495C)

## Pacific LED WT490C – Sanierungsleuchte L1600



#### Produktbeschreibung

- Robuste, kompakte Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- speziell zur Sanierung bestehender Anlagen mit Leuchten mit Leuchtenlänge ca. 1.500 – 1.600 mm
- Mit LED-Lichtmaschine der L1200-Version im Gehäuse L1600
- 3 Lichtstrompakete bis zu 8.000 lm (3.500 lm ab Herbst 2022)
- 3 optimierte Optiken (WB, VWB, NB-HRO) für unterschiedliche Anwendungen, WB teilweise auch für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Weiteres: siehe Pacific LED WT490C – Seite 32

#### Vorteile

- Siehe Pacific LED WT490C – Seite 32
- Einfacher Austausch vorhandener Leuchten in Länge ca. 1.500 – 1.600 mm – häufig unter Weiterverwendung vorhandener elektrischer Kabel und Bohrlöcher

#### Anwendungen

- Siehe Pacific LED WT490C – Seite 32

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 / T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Sanierungs-Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender Optik (WB), schaltbar (PSU), mit Schnellsteckanschluss (WA7), ohne oder mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3), Länge: 1.600 mm (L1600)</b>										
WT490C LED64S/840 PSU WB WA7 L1600	1/2 x 58 W / 1/2 x 49 W / 1 x 80 W	6.400	40	160	100.000	4.000	–	–	1.628 x 96 x 80	<a href="#">624 832 00</a>
WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600		6.400	40	160	100.000	4.000	5-pol.	–	1.654 x 96 x 80	<a href="#">624 825 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU WB WA7 L1600	2 x 58 W / 2 x 49 W / 1 x 80 W	8.000	51	157	100.000	4.000	–	–	1.628 x 96 x 80	<a href="#">624 849 00</a>
WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600		8.000	51	157	100.000	4.000	5-pol.	–	1.654 x 96 x 80	<a href="#">624 863 00</a>
<b>Sanierungs-Feuchtraumleuchte, mit breitstrahlender Optik (WB), DALI-regelbar (PSD), mit Schnellsteckanschluss (WA7), Länge: 1.600 mm (L1600)</b>										
WT490C LED64S/840 PSD WB WA7 L1600	1/2 x 58 W / 1/2 x 49 W / 1 x 80 W	6.400	39,5	162	100.000	4.000	–	–	1.628 x 96 x 80	<a href="#">624 818 00</a>
WT490C LED80S/840 PSD WB WA7 L1600		8.000	51	157	100.000	4.000	–	–	1.628 x 96 x 80	<a href="#">624 856 00</a>

Hinweis: Weitere Ausführungen sind konfigurierbar. Ihr Signify-Partner berät Sie gern.



## CoreLine Feuchtraumleuchte



### Produktbeschreibung



- Robuste und industrietaugliche Feuchtraumleuchte mit integrierter LED-Technik
- Bis zu 133 Lumen pro Watt

### Vorteile

- Opal-prismatische Abdeckung PCO (Ausführung PSU) für eine sehr breitstrahlende Lichtverteilung mit Deckenaufhellung, ohne sichtbare LEDs
- Satinierte prismatische Abdeckung (Ausführung PSD und PSU MDU) für höchste Effizienz
- Erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Alle Modelle sind gleichspannungsgerecht
- Optional: schaltbare Ausführung mit integriertem HF-Bewegungssensor (PSU MDU)

### Anwendungen

- Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, Parkgaragen, Vordachbeleuchtung



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Leicht zu schliessende/öffnende Edelstahlclips. Satinierte Abdeckung, glatte Aussenseite für einfaches Reinigen.



Steckanschlussklemme – geeignet zur Durchgangsverdrahtung.



Besonders weit verschiebbare Halteclips aus Edelstahl, um vorhandene Bohrlöcher nutzen zu können. Anti-Vandalismusbefestigung möglich.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten (PSU)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten (PSD und WIA)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten (PSU MDU)

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)</b>									
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	2 x 18 W	1.900	16	119	4.000	Opt.*	DALI	665 x 80 x 76	<a href="#">883 068 00</a>
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1 x 36 W	2.700	22	123	4.000	Opt.*	DALI	1.215 x 80 x 76	<a href="#">883 075 00</a>
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	4.000	30	133	4.000	Opt.*	DALI	1.215 x 80 x 76	<a href="#">883 099 00</a>
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1 x 58 W	3.400	25,5	133	4.000	Opt.*	DALI	1.515 x 80 x 76	<a href="#">883 082 00</a>
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	2 x 58 W / 2 x 49 W	6.000	45	133	4.000	Opt.*	DALI	1.515 x 80 x 76	<a href="#">883 105 00</a>
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	2 x 80 W	8.000	61	131	4.000	Opt.*	DALI	1.515 x 80 x 76	<a href="#">409 296 00</a>
<b>Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung</b>									
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	2 x 18 W	1.900	16	119	4.000	Opt.*	–	665 x 80 x 76	<a href="#">840 459 00</a>
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	1 x 36 W	2.700	21,5	126	4.000	Opt.*	–	1.215 x 80 x 76	<a href="#">840 466 00</a>
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	4.000	25,5	133	4.000	Opt.*	–	1.215 x 80 x 76	<a href="#">840 480 00</a>
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	1 x 58 W / 1 x 49 W	3.400	34	114	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	<a href="#">840 473 00</a>
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	2 x 58 W / 2 x 49 W	6.000	45	133	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	<a href="#">840 497 00</a>
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	2 x 80 W	8.000	61	131	4.000	Opt.*	–	1.515 x 80 x 76	<a href="#">409 289 00</a>
<b>Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung: Interact Pro Ready, funkvernetzt (WIA)</b>									
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	4.000	26	154	4.000	Opt.*	Funk	1.215 x 80 x 76	<a href="#">975 760 00</a>
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	2 x 58 W / 2 x 49 W	6.500	45,5	143	4.000	Opt.*	Funk	1.515 x 80 x 76	<a href="#">975 784 00</a>

\* Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

Hinweis: Wenn die Kombination von schaltbaren Leuchten mit dimmbaren (PSD) oder Leuchten mit integriertem Notlichtakku (ELB3) gewünscht ist, sind die schaltbaren Leuchten auf Anfrage auch mit satinierter, prismatischer Abdeckung erhältlich, um eine einheitliche Beleuchtung sicherzustellen.



Im Lieferumfang enthalten:  
Decken-Montagebügel,  
Triangel-Bügel zur Pendelmontage,  
Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgenippel.




## CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte



### Produktbeschreibung

- Schlanke, robuste, röhrenförmige LED-Feuchtraumleuchte aus PMMA, ammoniakbeständig
- Zwei Leuchtenlängen mit drei Lichtstrompaketen
- Hohe Effizienz: bis zu 139 lm/W
- Neutralweisses Licht (4.000 K)
- Breitstrahlende Opaloptik, stufenlos drehbar
- Mit schaltbaren Betriebsgerät, gleichspannungsgesiegt
- Mit Durchgangsverdrahtung und Steckanschlussklemmen
- Zwei flexible Montageschellen
- Zubehör: Seil- und Ketten-Abhängesets



### Vorteile

- Schnelle Montage mit horizontal flexibel positionierbaren Montageschellen
- Flexible Montageabstände – bestehende Bohrlöcher oder bauliche Hindernisse können berücksichtigt werden
- Lichtabstrahlrichtung kann stufenlos drehbar eingestellt werden
- Elektrische Steckanschlussklemmen, von aussen zugänglich
- Staubablagerungen werden durch runde Bauform weitestgehend vermieden.
- Reinigung kann auch mit Hochdruckreiniger mit heissem Wasser erfolgen (IP69K)
- Erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen

- Tierhaltung und Landwirtschaft, Industrie- und Lagerhallen in der Lebensmittel- und (chemischen) Industrie, Vordachbeleuchtung

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchten aus PMMA sind hervorragend für die Beleuchtung in der Tierhaltung und Landwirtschaft geeignet.



Flexible Montage – horizontal justierbar und drehbar zur Anpassung der Lichtabstrahlrichtung. Einfacher elektrischer Steckanschluss.



CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchten können mit optionalem Zubehör auch abgedoppelt werden



Zubehör:  
Seilabhängung – stufenlos und werkzeuglos einstellbar, max. Pendellänge 1 m  
Kettenabhängung – max. Pendellänge 1 m



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für TL-D <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA, schaltbar (PSU), mit Durchgangsverdrahtung (TW1)</b>									
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	<b>NEU</b> 2 x 36 W	5.000	39	128	4.000	3-pol.	–	1.340 x 78 x 77	<a href="#">947 351 99</a>
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	<b>NEU</b> 1 x 58 W / 1 x 49 W	3.900	28	139	4.000	3-pol.	–	1.640 x 78 x 77	<a href="#">953 857 99</a>
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	<b>NEU</b> 2 x 58 W / 2 x 49 W	7.000	54	130	4.000	3-pol.	–	1.640 x 78 x 77	<a href="#">947 368 99</a>
<b>Zubehör</b>									
WT210Z SW2	<b>NEU</b>	Seil-Abhängeset für Innenräume; werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar, max. Pendellänge: 1 m							<a href="#">956 100 99</a>
WT210Z SC	<b>NEU</b>	Ketten-Abhängeset für Innenräume und überdeckten Aussenbereich; max. Pendellänge: 1 m							<a href="#">956 117 99</a>

<sup>5</sup>Schutzarten: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)



## Ledinaire Feuchtraumleuchte



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie



TW1: zur Weiterverdrahtung geeignet



Anschlussklemme ohne DV für werkzeuglose Montage. Typen mit DV haben einen 3-poligen Anschluss

### Produktbeschreibung

- Markenqualität zum günstigen Preis
- Bis zu 125 Lumen pro Watt

### Vorteile

- Einfach zu montieren
- Diffuses, komfortables Licht mit Deckenaufhellung
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden
- Optional mit Durchgangsverdrahtung (TW1)
- Werkzeuglose Montage

### Anwendungen

- Überdachte Parkplätze, Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m), Kühlräume



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>7</sup>	DV <sup>8</sup>	Dimmbar <sup>9</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Schaltbar</b>									
WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	1.800	15	120	4.000	–	–	611 x 69 x 59	<a href="#">360 072 99</a>
WT060C LED25S/840 PSU L1200	1 x 36 W	2.500	20	125	4.000	–	–	1.201 x 69 x 59	<a href="#">362 915 99</a>
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	1 x 36 W	2.500	20	125	4.000	3-pol.	–	1.258 x 69 x 59	<a href="#">362 922 99</a>
WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	3.600	30	120	4.000	–	–	1.201 x 69 x 59	<a href="#">360 096 99</a>
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	3.600	30	120	4.000	3-pol.	–	1.258 x 69 x 59	<a href="#">360 102 99</a>
WT060C LED34S/840 PSU L1500	1 x 58 W	3.400	28	121	4.000	–	–	1.501 x 69 x 59	<a href="#">362 939 99</a>
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	1 x 58 W	3.400	28	121	4.000	3-pol.	–	1.558 x 69 x 59	<a href="#">362 946 99</a>
WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58 W/ 2 x 49 W	5.600	46	122	4.000	–	–	1.501 x 69 x 59	<a href="#">360 119 99</a>
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	2 x 58 W/ 2 x 49 W	5.600	46	122	4.000	3-pol.	–	1.558 x 69 x 59	<a href="#">360 126 99</a>



## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtubes



### Produktbeschreibung

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC
- Mit G13 Fassung
- Zwei Leuchtenlängen: 1.275 und 1.580 mm
- Leuchtengehäuse aus Polycarbonat
- Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
- Mit Edelstahlverschlüssen

### Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare Montagebügel
- Grosse Auswahl an T8-LEDtube-Lampen
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung

### Anwendungen

- Industrieräume (Deckenhöhe bis zu 4 m), Werkstätten, Nebenräume, Überdachte Parkplätze

3 Jahre Garantie



Sicherer Halt der Abdeckung mit Edelstahlverschlüssen



Horizontal verschiebbare Montagebügel für maximale Flexibilität



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	Ähnlichste Farbtemperatur (K)	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230 V</b>					
WT050C 1xTLED L1200	1 x 36 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	4.000	1.275 x 70 x 84	<a href="#">366 029 99</a>
WT050C 2xTLED L1200	2 x 36 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	4.000	1.275 x 95 x 84	<a href="#">366 036 99</a>
WT050C 1xTLED L1500	1 x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	4.000	1.580 x 70 x 84	<a href="#">366 043 99</a>
WT050C 2xTLED L1500	2 x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	4.000	1.580 x 95 x 84	<a href="#">366 050 99</a>

### Empfehlung: Philips T8-LEDtube-Lampen für direkten 230V AC-Betrieb:



**MASTER LEDtube Value**  
1500mm UO 23W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 316 881 00  
1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 316 829 0



**CorePro LEDtube**  
1500mm 20W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 459 816 00  
1200mm 14,5W 840 T8 Glas  
Bestell-Nr.: 448 070 00

	Länge (mm)	Länge wie T8/TLD	Nennleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Nutzlebensdauer (L70/B50) (h)	Ähnlichste Farbtemperatur (K)
<b>MASTER LEDtube Value UO</b>	1500	58	23	3.700	60.000	4.000
	1200	36	15,5	2.500	60.000	4.000
<b>CorePro LEDtube</b>	1500	58	20	2.200	30.000	4.000
	1200	36	15,5	1.800	30.000	4.000


# PHILIPS

Ultra-effizient

ECHTE  
PROFIS  
ECHTE  
QUALITÄT

# Echte Helden holen immer das **Beste raus**

Maximale Leistung, minimaler Energieverbrauch.  
Die Produkte unserer Ultra Efficiency-Reihe sind die ersten  
mit Top-Werten beim neuen Energieeffizienz-Label!



**A** Energieeffizienzklasse


- Ultra effizient mit bis zu 210 lm/W
- Maximale Energie- und CO<sub>2</sub>-Ersparnis
- Die Anschaffung rechnet sich nach wenigen Monaten

Mehr Infos unter  
[www.philips.ch/ultra-effizient](http://www.philips.ch/ultra-effizient)





# Lichtbandsysteme



## Maxos fusion

### Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem

- Erhöhte Einsparpotenziale durch optimale Optiken und freie Positionierung der Lichtträger möglich
- Zusätzliche Leuchten wie Strahler und Flächenleuchten können flexibel eingebunden werden
- Auch als IP54 Version verfügbar
- Auch als 13-polige Version für zentrale Notbeleuchtungsanlagen verfügbar
- Bis zu 180 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Lichtfarbe: 4.000 Kelvin sowie 3.000, 5.000 und 6.500 Kelvin auf Anfrage
- DALI-regelbar (PSD) und für Interact Pro (SIA)
- 5 Jahre Garantie



## Maxos LED Industry

### Bewährtes und robustes LED-Lichtbandsystem

- Bis zu 169 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- 4.000 Kelvin
- DALI-regelbar (PSD)
- Auch als Sanierungslichtträger für Maxos konventionell
- 5 Jahre Garantie



## CoreLine Lichtbandsystem Gen2

### Günstiges LED-Lichtbandsystem - schnell und einfach installiert


- Schnelle Montage durch Lichtträger und Tragschiene in einer Einheit
- Systemlänge 3,4 m und 1,7 m
- Bis zu 161 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- 4.000 Kelvin
- Schaltbar (PSU), DALI-regelbar (PSD) und für Interact Pro (SIA)
- 5 Jahre Garantie

BEST

BETTER



## Maxos fusion



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

### Produktbeschreibung

- Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem, das eine freie Positionierung der Lichtträger in der Tragschiene ermöglicht.
- Drei Lichtträger Längen: 2,3 m & 1,15 m sowie eine 1,5 m lange Einheit, bei der der LED bestückte/leuchtende Teil 1,15 m beträgt. An den Enden dieses Lichtträgers sind jeweils 180 mm Blindabdeckung.
- Bis zu 180 lm/W und mittlere Nutzlebensdauer (L80) von 100.000 Stunden
- DALI-regelbar (PSD) oder für Interact Pro (SIA)

### Vorteile

- Breite Palette an Optiken, um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu finden für maximale Ersparnisse bei gleichzeitig optimalem Sehkomfort
- Bei Bedarf spritzwassergeschützt (IP54) und als 13-polige Version zur Steuerung von Notbeleuchtung verfügbar
- Erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Ausgezeichnete Lichtqualität

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen sowie Lebensmitteleinzelhandel




Montageanleitung  
Lichtträger inkl. Masse



Montageanleitung  
Tragschiene inkl. Masse

### Empfohlene Optiken für Flächen\*

Beleuchtungsstärke (lx)	Lichtpunkthöhe (m)				
	3	6	9	12	15
750	WB	MB	MB	NB	NB
500	WB	MB	MB	NB	NB
300	WB	WB	MB	MB	NB
200	WB PCO	WB	WB	MB	NB




### Lichtverteilung

Um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu gewährleisten, bietet Maxos fusion Ihnen eine breite Palette an Optiken. Ganz egal, ob Sie Produktionsbereiche oder Lagerflächen beleuchten – Ihre Mitarbeiter profitieren von einem perfekten Sehkomfort.


### Empfohlene Optiken für Hochregallager\*

Beleuchtungsstärke (lx)	Lichtpunkthöhe (m)			
	3	6	9	12
300	WB	MB	NB	NB
200	WB	MB	NB	NB
150	WB	MB	NB	NB



\*Abhängig von der Raumgröße.


### Definition der Optiken





## Maxos fusion

### Technische Daten



Produktbezeichnung	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>5</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, 2.276 mm Länge (Standardlänge)</b>								
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	6.200	35	180	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 556 00</a>
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	6.200	35	180	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 563 00</a>
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	10.000	57	177	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 570 00</a>
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	10.000	57	177	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 587 00</a>
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 594 00</a>
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 600 00</a>
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 617 00</a>
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 624 00</a>
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	DALI	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 631 00</a>
<b>LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, 1.138 mm Länge (Ergänzungslänge zum Auffüllen eines Lichtbandes)</b>								
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	3.100	18	172	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 648 00</a>
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	3.100	18	172	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 655 00</a>
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	5.000	29	172	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 662 00</a>
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	5.000	29	172	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 679 00</a>
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 686 00</a>
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 693 00</a>
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 709 00</a>
LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 716 00</a>
LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 723 00</a>
<b>LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, 1.500 mm (Belegung: 180mm Blind - 1.138 mm LED, 180 mm Blind)</b>								
LL515X 61S/840 PSD NB 7 HE WH	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI	1.500 x 80 x 15	<a href="#">748 613 99</a>
LL515X 61S/840 PSD MB 7 HE WH	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI	1.500 x 80 x 15	<a href="#">748 590 99</a>
LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	6.100	37	165	4.000	7-pol.	DALI	1.500 x 80 x 15	<a href="#">748 576 99</a>
LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.500 x 80 x 15	<a href="#">748 620 99</a>
LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.500 x 80 x 15	<a href="#">748 606 99</a>
LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.500 x 80 x 15	<a href="#">748 583 99</a>
<b>LED-Lichtträger hocheffizient, SensorReady/InterAct, 2.276 mm Länge (Standardlänge)</b>								
LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	6.200	35	180	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 808 00</a>
LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	10.000	57	177	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 730 00</a>
LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	10.000	57	177	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 747 00</a>
LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 754 00</a>
LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 761 00</a>
LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	12.300	72	171	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 778 00</a>
LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 785 00</a>
LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	16.000	97	165	4.000	7-pol.	funk	2.276 x 80 x 15	<a href="#">737 792 00</a>
<b>LED-Lichtträger, SensorReady/InterAct, 1.138 mm Länge (Ergänzungslänge zum Auffüllen eines Lichtbandes)</b>								
LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	3.100	18	172	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 921 00</a>
LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	5.000	29	172	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 853 00</a>
LL512X LED61S/840 SIA NB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 860 00</a>
LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 877 00</a>
LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	6.100	37	165	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 884 00</a>
LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 891 00</a>
LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	8.000	50	160	4.000	7-pol.	funk	1.138 x 80 x 15	<a href="#">737 907 00</a>
<b>Tragschienen. Fix formatting LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, 1.500 mm (Belegung: 180mm Blind - 1.138 mm LED, 180 mm Blind)</b>								
LL512T 4x2.5+2x1.5 WH	Tragschiene 1-längig, IP20, Systemlänge 1.138 mm, inkl. Innenkupplung, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE						1.138 x 62 x 41	<a href="#">627 901 99</a>
LL523T 4x2.5+2x1.5 WH	Tragschiene 2-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE						2.276 x 62 x 41	<a href="#">768 345 99</a>
LL546T 4x2.5+2x1.5 WH	Tragschiene 4-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE						4.552 x 62 x 41	<a href="#">768 352 99</a>
<b>Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung</b>								
LL500Z 2xEP CU WH	2 x Endkappe für Tragschiene, inkl. elektr. Einspeisung							<a href="#">374 443 99</a>
LL500Z CM L400 WH	Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen, L = 400 mm							<a href="#">383 193 00</a>
LL500Z CM L595 WH	Mitteleinspeisung mit 6 Kabeleinführungen, L = 595 mm							<a href="#">383 261 00</a>
LL500Z BC L2300 WH	Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 2.300 mm							<a href="#">383 544 00</a>
LL500E H4 WH	Interact Pro Sensor für hohe Höhen, weiss - zur Kombination mit Lichtträgern mit SIA-Betriebsgerät, 1 Sensor je 4 Lichtträger							<a href="#">625 129 00</a>
<b>Zubehör Pendelmontage</b>								
LL500Z CPE WH	Aussenkupplung							<a href="#">383 292 00</a>
LL500Z CB-CH WH	Abhänger für Kette, verstellbar							<a href="#">374 603 99</a>
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Seilabhänger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm							<a href="#">374 573 99</a>
LL500Z MB-SW WH	Seilabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil							<a href="#">374 511 99</a>
LL500Z SW2 L1250	Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, für MB-SW							<a href="#">374 764 99</a>
LL500Z SW2 L3000	Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW							<a href="#">374 771 99</a>
LL500Z SW2 L5000	Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW							<a href="#">374 788 99</a>
<b>Zubehör Deckenmontage</b>								
LL500Z PB WH	Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken")							<a href="#">374 542 99</a>
LL500Z SMB WH	Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben							<a href="#">374 481 99</a>



## Maxos fusion

Die folgende Abbildung vermittelt Ihnen einen Überblick über das Maxos fusion Lichtbandsystem und seiner Komponenten.

Konfigurieren Sie Maxos fusion für Ihr Projekt online!

Maxos fusion Configurator



### Abhänger

In Weiss (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)

(Empfohlener Abhängeabstand: 3,5 m, bei Caddyclips max. 1,5 m)



CPE:  
Auslenkung (nur bei  
abgependelter Montage)



CB-CH:  
Abhänger für Kette



MB-SW:  
Seilabhänger




SW:  
Stahlseil



PB:  
Abhänger  
mit Caddyclip



SMB:  
Abhänger für direkte  
Deckenmontage



### Tragschienen

In Weiss (WH),  
Silber (SI) und  
Schwarz (BK)



7-polig: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> +  
2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + PE



13-polig: 12 x 2,5 mm<sup>2</sup> + PE

### Lichtsteuerung



LL500E H4 WH  
Interact Pro Sensor

### Lichtträger

In Weiss (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)



Linsenoptik



1,5 m Version mit 1,15 m  
Linsenoptik und je 180 mm  
Blindabdeckungen an  
den Enden



PCO-Optik

### Zubehör

Einspeisung und Blindabdeckung



2xEP CU:  
Starter-Kit



BC WH:  
Blindabdeckung



CM WH:  
Mitteleinspeisung



## Maxos LED Industry



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



### Produktbeschreibung


- Hocheffizientes LED-Lichtbandsystem mit bis zu 169 lm/W
- DALI-regelbar (PSD)
- Auch als Sanierungslichtträger für Maxos konventionell
- Auch mit VLC Betriebsgerät verfügbar (Visible Light Communion) für eine lichtbasierte Navigation in Gebäuden

### Vorteile


- Exzellente Sanierungslösung für herkömmliche Lichtbänder
- Für nahezu jede Anwendung geeignet dank Baukastensystem aus Tragschiene, Lichtbandeinsatz und umfangreichem Zubehör
- Ideal insb. auch für bestehende, konventionelle Maxos T8 Lichtbänder – Einfaches Aufrüsten mit dem Sanierungslichtträger
- Auch ideal im Neubau dank hocheffizientem System
- Erfüllt die Anforderungen gemäss IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Anwendungen

- Industrie- und Lagerhallen sowie Lebensmitteleinzelhandel



Breitstrahlend (WB)



Engstrahlend (NB)



Montageanleitung  
Lichtträger



Montageanleitung  
Tragschiene

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Lichtträger, dimmbar</b>									
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1 x 49 W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	<a href="#">661 664 99</a>
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH		4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	<a href="#">661 688 99</a>
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1 x 80 W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	<a href="#">666 034 99</a>
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH		6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	<a href="#">666 027 99</a>
4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	2 x 49 W	8.000	48	166	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	<a href="#">672 813 99</a>
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH		8.000	48	166	4.000	7-pol.	DALI	1.478 x 83 x 70	<a href="#">672 820 99</a>
<b>Tragschienen</b>									
4MX656 491 7x2.5 WH	Tragschiene, 1-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiss							1.479	<a href="#">583 645 99</a>
4MX656 492 7x2.5 WH	Tragschiene, 2-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiss							2.958	<a href="#">583 652 99</a>
4MX656 493 7x2.5 WH	Tragschiene, 3-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiss							4.473	<a href="#">583 669 99</a>

### Beispielkonfiguration

- Lichtband 10-längig durchgängig:
- 2 x Tragschiene 2-längig
- 2 x Tragschiene 3-längig
- 10 x Lichtträger
- 3 x Kupplung (Aussenkupplung bei Pendelmontage/Innenkupplung bei direkter Deckenmontage)
- 1 x Set aus Einspeiser und Endkappen
- 4 x Abhänger (Abhängeabstand 3,75 m)



## Maxos LED Industry Sanierungslichtträger

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Sanierungs-LED-Lichtband zur 1:1 Sanierung von bestehenden Anlagen mit Maxos TL-D 58 W-Lichtträgern (kein weiteres Zubehör benötigt)</b>									
4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1 x 58 W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">661 701 99</a>
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH		5.500	32,5	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">661 220 99</a>
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	2 x 58 W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">666 966 99</a>
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH		8.000	48	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">876 411 99</a>
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1 x 58 W	4.000	24	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">661 718 99</a>
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH		5.500	32,5	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">661 244 99</a>
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	2 x 58 W	6.600	39	169	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">666 959 99</a>
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH		8.000	48	166	4.000	7-pol.	DALI	1.528 x 83 x 70	<a href="#">876 435 99</a>

**Hinweis:** Maxos LED-Lichtträger 4MX850 491 können ebenfalls als Sanierungslichtträger zur 1:1 Sanierung von bestehenden Anlagen mit Maxos TL5 35 W/49 W/80W-Lichtträgern eingesetzt werden (kein weiteres Zubehör benötigt).

## Maxos LED Industry Zubehör

Produktbezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr. EOC
<b>Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung</b>		
9MX056 EP WH SET	Set: 1 x Einspeiser/Anschlussklemme und 2 x Endkappe für Tragschiene	<a href="#">108 244 00</a>
9MX056 EC7	Einspeiser/Anschlussklemme einzeln	<a href="#">131 792 00</a>
9MX056 EA7	Ausspeiser einzeln	<a href="#">135 462 00</a>
9MX056 BC49 WH	Blindabdeckung 1.478 mm für 49 W-Länge	<a href="#">601 578 99</a>
<b>Zubehör Pendelmontage</b>		
9MX056 CP WH	Aussenkupplung für Tragschiene bei Pendelmontage	<a href="#">108 077 00</a>
9MX056 CBA WH	Abhänger für Kette, verstellbar	<a href="#">217 540 00</a>
9MX056 CB-WH	Abhänger für Kette	<a href="#">556 786 99</a>
9MX056 MB-SW WH	Seilabhänger ohne Seil	<a href="#">662 807 99</a>
9MX056 MB-SW L1250 WH	Seilabhänger mit Seil, Länge: 1.250 mm	<a href="#">259 212 00</a>
9MX056 MB-SW L3000 WH	Seilabhänger mit Seil, Länge: 3.000 mm	<a href="#">258 673 00</a>
<b>Zubehör Deckenmontage</b>		
9MX056 CPI	Innenkupplung für Tragschiene bei Deckenmontage	<a href="#">108 091 00</a>
9MX056 PB WH	Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwaldecken")	<a href="#">674 558 99</a>
9MX056 MB WH	Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben	<a href="#">661 886 99</a>



**EP WH SET**  
Einspeiser/Anschlussklemme und zwei Endkappen



**EC7**  
Einspeiser/Anschlussklemme



**EA7**  
Ausspeiser einzeln



**BC 49 WH**  
Blindabdeckung



**CP WH**  
Aussenkupplung für Tragschiene



**CBA WH**  
Abhänger für Kette, verstellbar



**CB WH**  
Abhänger für Kette



**MB-SW WH**  
Seilabhänger ohne Seil



**MB-SW L1250 WH**  
Seilabhänger mit Seil



**CPI**  
Innenkupplung für Tragschiene



**PB WH**  
Abhänger mit Caddy-Clip



**MB WH**  
Abhänger zur direkten Deckenmontage




## CoreLine Lichtbandsystem Gen2



### Produktbeschreibung

- Integriertes Lichtbandsystem: Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung.
- Höchsteffizient: bis zu 161 lm/W
- Zwei Leuchtenlängen: Standardlänge 3,40 m (LL234X) und Ergänzungslänge 1,70 m (LL217X) in weiss (RAL9003)
- Breitstrahlende (WB) oder engstrahlende (NB) Linsenoptik
- Mit schaltbarem (PSU), DALI-regelbarem (PSD) oder Betriebsgerät für Interact Pro (SIA), alle gleichspannungsgeeignet
- Optional stehen eine Blindeinheit und halb bestückte (HB) Lichtträger sowie weitere Abhänger für unterschiedliche Montagearten zur Verfügung.
- Auch als Einzelleuchte (BV) in 1,70 m Länge lieferbar, z.B. für Werkbankbeleuchtung. Den Einzelleuchten liegen zwei Abhänger für die direkte Deckenmontage bei.
- Es können Einheiten mit je zwei Strahlern für Akzentbeleuchtung integriert werden.



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

### Vorteile

- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Einheiten
- Nur drei Bestellnummern sind im Idealfall für die Erstellung eines Lichtbandes erforderlich: gewünschte Lichtbandeinheiten, ein StarterSet mit allem Zubehör und vorkonfektionierte Stahlseile

### Anwendungen

- Industriehallen, Lagerhallen, Werkstätten, Verkaufsräume



Lichtbandeinheit mit Abhänger für Seilabhängung



Integrierte Kupplung – mechanisch und elektrisch



Pro Lichtband ist ein StarterSet für den elektrischen Anschluss erforderlich, inkl. Seilabhänger und Endkappen für das Lichtband.



Stahlseil mit Kausche für Seilabhängung in drei Längen verfügbar



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>3,40 m Länge (Standardlänge), mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik</b>									
LL234X 90S/840 2X PSU WB 5x1.5		9.000	56	161	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">617 926 00</a>
LL234X 90S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>1 x 58 W</b>	9.000	56	161	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">617 933 00</a>
LL234X 90S/840 1xSIA WB 7x1.5		9.000	56	161	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">737 952 00</a>
LL234X 160S/840 2X PSU WB 5x1.5		16.000	100	160	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">108 158 00</a>
LL234X 160S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>2 x 58 W</b>	16.000	100	160	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">199 217 00</a>
LL234X 160S/840 1xSIA WB 7x1.5		16.000	100	160	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">737 969 00</a>
LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x1.5		9.000	56	161	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">622 937 00</a>
LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	<b>1 x 58 W</b>	9.000	56	161	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 766 00</a>
LL234X 90S/840 1xSIA NB 7x1.5		9.000	56	161	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">737 976 00</a>
LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5		16.000	100	160	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">199 330 00</a>
LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	<b>2 x 58 W</b>	16.000	100	160	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 780 00</a>
LL234X 160S/840 1xSIA NB 7x1.5		16.000	100	160	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">737 983 00</a>
<b>1,70 m Länge (Ergänzungslänge – zum Auffüllen eines Lichtbandes auf die gewünschte Gesamtlänge), mit breitstrahlender Optik (WB)</b>									
LL217X 45S/840 1X PSU WB 5x1.5		4.500	28	161	4.000	5-pol.	–	1.700 x 81 x 50	<a href="#">617 940 00</a>
LL217X 45S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>1 x 58 W</b>	4.500	28	161	4.000	7-pol.	DALI	1.700 x 81 x 50	<a href="#">617 957 00</a>
LL217X 45S/840 1xSIA WB 7x1.5		4.500	28	161	4.000	7-pol.	funk	1.700 x 81 x 50	<a href="#">737 990 00</a>
LL217X 80S/840 1X PSU WB 5x1.5		8.000	50	160	4.000	5-pol.	–	1.700 x 81 x 50	<a href="#">107 946 00</a>
LL217X 80S/840 1X PSD WB 7x1.5	<b>2 x 58 W</b>	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.700 x 81 x 50	<a href="#">107 755 00</a>
LL217X 80S/840 1xSIA WB 7x1.5		8.000	50	160	4.000	7-pol.	funk	1.700 x 81 x 50	<a href="#">738 003 00</a>
LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x1.5		4.500	28	161	4.000	5-pol.	–	1.700 x 81 x 50	<a href="#">633 797 00</a>
LL217X 45S/840 1x PSD NB 7x1.5	<b>1 x 58 W</b>	4.500	28	161	4.000	7-pol.	DALI	1.700 x 81 x 50	<a href="#">633 803 00</a>
LL217X 45S/840 1xSIA NB 7x1.5		4.500	28	161	4.000	7-pol.	funk	1.700 x 81 x 50	<a href="#">738 010 00</a>
LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5		8.000	50	160	4.000	5-pol.	–	1.700 x 81 x 50	<a href="#">199 347 00</a>
LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	<b>2 x 58 W</b>	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	1.700 x 81 x 50	<a href="#">633 827 00</a>
LL217X 80S/840 1xSIA NB 7x1.5		8.000	50	160	4.000	7-pol.	funk	1.700 x 81 x 50	<a href="#">738 027 00</a>



## CoreLine Lichtbandsystem Gen2

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>3,40m Länge mit halb LED-Einheit &amp; halb Blindabdeckung mit breitstrahlender (WB) und engstrahlender (NB) Optik</b>									
LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5		4.500	28	161	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 674 00</a>
LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	<b>1 x 58 W</b>	4.500	28	161	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 681 00</a>
LL234X 45S/840 1xSIA HB WB 7x1.5		4.500	28	161	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">738 034 00</a>
LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5		8.000	50	160	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 698 00</a>
LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	<b>2 x 58 W</b>	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 704 00</a>
LL234X 80S/840 1xSIA HB WB 7x1.5		8.000	50	160	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">738 041 00</a>
LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5		4.500	28	161	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 711 00</a>
LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	<b>1 x 58 W</b>	4.500	28	161	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 728 00</a>
LL234X 45S/840 1xSIA HB NB 7x1.5		4.500	28	161	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">738 058 00</a>
LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5		8.000	50	160	4.000	5-pol.	–	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 735 00</a>
LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	<b>2 x 58 W</b>	8.000	50	160	4.000	7-pol.	DALI	3.400 x 81 x 50	<a href="#">633 742 00</a>
LL234X 80S/840 1xSIA HB NB 7x1.5		8.000	50	160	4.000	7-pol.	funk	3.400 x 81 x 50	<a href="#">738 065 00</a>
<b>Zubehör (Starterset und Abhänge-Stahlseil sind erforderlich)</b>									
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	StarterSet/Anschlussset für PSU-/PSD-Lichtband (wird zwingend für jedes Lichtbandsystem 1 x benötigt)								<a href="#">108 196 00</a>
LL200Z SW2-1250	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 1,25 m								<a href="#">188 587 99</a>
LL200Z SW2-3000	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 3,00 m								<a href="#">188 594 99</a>
LL200Z SW2-5000	Abhänge-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Länge 5,00 m								<a href="#">188 600 99</a>
<b>Optionales Zubehör</b>									
LL200Z CB WH (5PCS)	Abhänger für Kettenabhängung, weiss, 5 Stück								<a href="#">188 556 99</a>
LL200Z SMB WH (5PCS)	Abhänger für direkte Deckenbefestigung, weiss, 5 Stück								<a href="#">188 563 99</a>
LL200Z MB-SW WH (2PCS)	Abhänger für Seilabhängung für ggf. zusätzliche Abhängepunkte, 2 Stück								<a href="#">188 549 99</a>
LL200Z EC7-M-F (5PCS)	Ersatz-Einspeiser/Ausspeiser im Set (Stecker-Buchse), 7-polig, für PSU/PSD Lichtband, 5 Stück								<a href="#">188 525 99</a>
LL217X 7x1.5 BC	Lichtband-Blindeinheit für PSU/PSD (1,7 m Länge); mit 7-poliger Durchgangsverdrahtung								<a href="#">108 462 00</a>
LL200E H4 7x2.5 WH	Interact Pro Sensor für hohen Höhen, 7-adrig, weiss – zur Kombination mit Lichtbandeinheiten mit SIA-Betriebsgerät, 1 Sensor je 4 Lichtbandeinheiten								<a href="#">625 143 00</a>
<b>Strahler (schaltbar, mittelbreitstrahlend) zur Integration in das Lichtband</b>									
LL200Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	Einheit für zwei Strahler, Länge: 550 mm, weiss, 7-adrig, 2,5 mm <sup>2</sup> (immer erforderlich, um Strahler zu integrieren)								
ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 x 2.900	48	123	4.000	–	–	–		<a href="#">982 805 00</a>
ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 x 4.000	75	108	4.000	–	–	–		<a href="#">982 874 00</a>

### Übersicht aller Zubehörteile




**LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH** StarterSet




**LL200Z MB-SW WH (2PCS)** Abhänger für Seilabhängung für ggf. zusätzliche Abhängepunkte, 2 Stück



**LL200Z SW2-1250/3000/5000** Abhänge-Stahlseil mit Kausche, 1,25/3/5 m



**LL200Z CB WH (5PCS)** Kettenabhängung, 5 Stück



**LL200Z SMB WH (5PCS)** Abhänger für direkte Deckenbefestigung, 5 Stück



**LL200Z EC7-M-F (5PCS)** Ersatz-Einspeiser/ Ausspeiser im Set (Stecker-Buchse), 7-polig, für PSU/PSD Lichtband, 5 Stück




**LL217X 7x1.5 BC** Lichtband-Blindeinheit für PSU/PSD (1,7 m Länge); mit 7-adriger Durchgangsverdrahtung



**LL200Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH** Einheit für zwei Strahler



**ST210Y** StoreFit für Strahlereinheit



**ST210Y** Rückseite zum Anschliessen an Strahlereinheit

### Optional auf Anfrage:

- Warmweisse LED, 3.000 K (/830)
- Kaltweisse LED, 6.500 K (/865)
- Mittelbreitstrahlend (MB)
- Sehr breitstrahlend (VWB)
- Doppelt Asymmetrisch (DA25)
- Asymmetrisch (A20)
- Opale Linsenoptik (O)
- Lichtbandeinheiten mit integriertem Notlichttakku
- 9-adrige Durchgangsverdrahtung bei Lichtbandeinheiten mit integriertem Notlichttakku
- StarterSet für 9-adriges Lichtbandsystem
- Lichtband-Einzelleuchten auch in Länge 3,40 m (LL234X BV)
- Abhänger zur Befestigung an Deckensystemen mit sichtbaren Tragprofilen (CaddyClips)
- Weitere Strahler



**LL200E H4 7x2.5 WH** Interact Pro Sensor



## CoreLine Lichtbandsystem Gen2 - Einzelleuchte



Lichtband-Einzelleuchte mit zwei Abhängern für direkte Deckenmontage (im Lieferumfang enthalten)



Optionales Zubehör: Abhänger für Seilabhangung LL200Z MB-SW WH (2PCS)



Optionales Zubehor: Stahlseil mit Kausche fur Seilabhangung in drei Langen verfugbar




Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz fur T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>LED-Lichtband, Einzelleuchte (BV), 1,70 m Lange, mit breitstrahlender (WB) oder opaler (O) Optik</b>									
LL217X LED45S/840 1X PSU BV WB	1 x 58 W	4.500	28	161	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	<a href="#">617 964 00</a>
LL217X LED45S/840 1X PSD BV WB		4.500	28	161	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	<a href="#">617 971 00</a>
LL217X LED45S/840 1X PSU BV O		4.500	28	161	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	<a href="#">617 988 00</a>
LL217X LED45S/840 1X PSD BV O		4.500	28	161	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	<a href="#">617 995 00</a>
LL217X LED80S/840 1X PSU BV WB	2 x 58 W	8.000	50	160	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	<a href="#">618 008 00</a>
LL217X LED80S/840 1X PSD BV WB		8.000	50	160	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	<a href="#">107 564 00</a>
LL217X LED80S/840 1X PSU BV O		8.000	50	160	4.000	-	-	1.714 x 81 x 50	<a href="#">618 015 00</a>
LL217X LED80S/840 1X PSD BV O		8.000	50	160	4.000	-	DALI	1.714 x 81 x 50	<a href="#">618 022 00</a>
<b>Optionales Zubehor</b>									
LL200Z MB-SW WH (2PCS)	Abhanger fur Seilabhangung fur ggf. zusatzliche Abhangepunkte, 2 Stuck								<a href="#">188 549 99</a>
LL200Z SW2-1250	Abhange-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Lange 1,25 m								<a href="#">188 587 99</a>
LL200Z SW2-3000	Abhange-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Lange 3,00 m								<a href="#">188 594 99</a>
LL200Z SW2-5000	Abhange-Stahlseil mit Kausche, Ø 2 mm, Lange 5,00 m								<a href="#">188 600 99</a>



# Einlege- und Einbauleuchten



## PowerBalance

### Höchste Effizienz für viele Anwendungen

- Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchten für 625 und 600 mm Moduldecken und gesägte Decken
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche OLC-SmartPyramidoptik für höchste Lichtqualität
- Bis zu 140 lm/W
- Schnelle und einfache Montage
- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- 5 Jahre Garantie



## FlexBlend

### Effizientes Licht – brilliant und komfortabel

- Effizientes Licht – brilliant und komfortabel
- Quadratische und Langfeld-Einlegeleuchten für 625 mm Moduldecken
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche Microprismenoptik für höchste Effizienz
- Bis zu 144 lm/W
- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- Schnelle und einfache Montage
- 5 Jahre Garantie



## TrueLine

### Schlank und höchst effizient

- Einbauleuchten (75 mm schlank) – im Lichtband mit optisch durchlaufendem Licht
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Bis zu 141 lm/W
- Einzelleuchten und Lichtbandleuchten
- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- 5 Jahre Garantie


BEST



## CoreLine Panel MultiLumen

### 3-fach flächiges Licht in einer Leuchte


- Quadratische Einlegeleuchten für 625 mm und 600 mm Moduldecken
- MultiLumen 3in1 – einfaches Umschalten an der Leuchte ermöglicht 3 Lichtstrompakete
- BAP-taugliche Optik (OC)
- Jetzt auch in Lichtfarbe /865 - 6.500 K (tageslichtweiss)
- Bis zu 126 lm/W
- Einfache und sehr schnelle Montage mit QuickConnector
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, Deckenanbau und mit Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar
- 5 Jahre Garantie



## CoreLine Panel

### Flach und flächiges Licht – BAP-tauglich und opal

- Quadratische und Langfeld-Einlegeleuchten für 625 mm und 600 mm Moduldecken (Langfeld nur 300 x 1200 mm)
- BAP-taugliche (OC) und opale (NOC) Optiken
- Jetzt auch in Lichtfarbe /865 - 6.500 K (tageslichtweiss)
- Bis zu 125 lm/W
- Einfache und sehr schnelle Montage mit QuickConnector
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, Deckenanbau und mit Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüstbar
- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- 5 Jahre Garantie



## Ledinaire Panel

### Günstiges, BAP-taugliches Licht

- Quadratische Einlegeleuchte für 625 mm Moduldecken
- Mikroprismatische OC-Optik für BAP-taugliches Licht
- 100 lm/W
- Einfache Montage
- 3 Jahre Garantie

BETTER

GOOD




## PowerBalance



### Produktbeschreibung

- Höchsteffiziente, BAP-taugliche LED-Einlege- und Einbauleuchte (bis zu 140 lm/W)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Quadratische und Langfeldleuchten (Modul 600 mm und 625 mm)
- SmartPyramid-Optik aus weissem Spezialkunststoff (ähnlich RAL 9016)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (gleichspannungsg geeignet)
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L90)



5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

### Vorteile

- Bis zu 72 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- SmartPyramid-Optik für komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen (VPC), Einbauleuchte für Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen und für gesägte Decken (CPC)

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Quadratische Einlege- (VPC) und Einbauleuchten (CPC)



Langfeld-Einlege- (VPC) und Einbauleuchten (CPC)



Optional mit integrierter Lichtregelung Interact Pro (SRD U4)



SmartPyramid-Optik für höchste Effizienz und Lichtkomfort



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>n</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>									
RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	3 x 14/18 W	2.800	20	140	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 041 00</a>
RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP		2.800	21,5	130	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 768 00</a>
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 058 00</a>
RC463B LED34S/930 PSD W62L62 VPC PIP		3.400	26	131	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 065 00</a>
RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP		4.000	28,5	140	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">964 849 00</a>
RC463B LED40S/930 PSD W62L62 VPC PIP		4.000	30	133	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 072 00</a>
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>									
RC463B LED34S/940 PSD W31L125 VPC PIP	2 x 28/36 W	3.400	24,5	139	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	<a href="#">966 812 00</a>
RC463B LED34S/930 PSD W31L125 VPC PIP		3.400	26	131	3.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	<a href="#">966 102 00</a>
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP		4.000	28,5	140	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	<a href="#">966 119 00</a>
RC463B LED40S/930 PSD W31L125 VPC PIP		4.000	30	133	3.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	<a href="#">966 126 00</a>
<b>Einbauleuchte, quadratisch, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>									
RC463B LED34S/940 PSD W62L62 CPC PIP	4 x 14/18 W	3.400	24,5	139	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 133 00</a>
RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP		3.400	26	131	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 775 00</a>
RC463B LED40S/940 PSD W62L62 CPC PIP		4.000	28,5	140	4.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 140 00</a>
RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP		4.000	30	133	3.000	16	DALI	622 x 622 x 86	<a href="#">966 782 00</a>
<b>Einbauleuchte, Langfeld, Modul 625, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>									
RC463B LED34S/940 PSD W31L125 CPC PIP	2 x 28/36 W	3.400	24,5	139	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	<a href="#">966 157 00</a>
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP		4.000	28,5	140	4.000	16	DALI	1.247 x 310 x 79	<a href="#">964 429 00</a>

Lieferung mit Staubschutzfolie und Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet.

Hinweis: Auf Anfrage sind auch BAP-taugliche PowerBalance mit 6.000 lm erhältlich.

### Optional auf Anfrage:

- Leuchten für das Deckensystem 600 mm (RC461B)
- Mit Wieland-Steckanschluss

- Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4/IA4) - ausgewählte Versionen siehe Seite 16.




## FlexBlend



### Produktbeschreibung

- LED-Einlegeleuchten, quadratisch und Langfeld, für das Deckenmodul 625
- Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 144 lm/W
- BAP-taugliche Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz; Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher Effizienz und opale Optik O für dekorative Anwendungen
- Leuchtgehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiss (ähnlich RAL 9003)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (gleichspannungsgerecht und flimmerfrei)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4)



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)



5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

### Vorteile

- Sehr energiesparend und schnelle Montage
- Bis zu 72 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche Optiken für brillantes Licht, konform EN12464-1

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Quadratische Einlegeleuchte (VPC) für Deckenmodul 625



Langfeld Einlegeleuchte (VPC) für Deckenmodul 625



Optional mit integrierter Lichtregelung Interact Pro Ready (SRD U4)



Brillante, BAP-taugliche PCS-Optik für höchste Effizienz



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP20 deckenseitig; IP54 raumseitig IK02		
										CE	30	
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich (PCS), mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>												
RC342B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PCS PIP	3 x 14/18 W	2.800	20	140	4.000	19	DALI	622 x 622 x 79	104 198 00			
RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS PIP	4 x 14/18 W	3.600	25	144	4.000	19	DALI	622 x 622 x 79	104 204 00			
RC342B LED42S/940 PSD W62L62 VPC PCS PIP	4 x 14/18 W	4.200	30	140	4.000	19	DALI	622 x 622 x 79	104 211 00			
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 625, BAP-tauglich (PCS), mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>												
RC342B LED28S/940 PSD W31L125 VPC PCS PI	1 x 28/36 W	2.800	20	140	4.000	19	DALI	1.247 x 310 x 77	104 228 00			
RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC PCS PI	2 x 28/36 W	3.600	25	144	4.000	19	DALI	1.247 x 310 x 77	104 235 00			
RC342B LED42S/940 PSD W31L125 VPC PCS PI	2 x 28/36 W	4.200	30	140	4.000	19	DALI	1.247 x 310 x 77	104 242 00			

Lieferung mit Staubschutzfolie und Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet.

### Optional auf Anfrage:

- Leuchten für das Deckenmodul 600 (RC340B)
- BAP-taugliche Microlinsen-Komfortoptik (MLO) und opale Optik (O)
- Einbauleuchten für Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen (CPC) oder für Gesägte Decken (PCV)
- Lichtfarbe /830 – warmweiss 3.000 K
- Mit Wieland-Steckanschluss
- Mit integriertem Notlichtakku (ELx3)
- Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) – ausgewählte Versionen siehe Seite 17.



## TrueLine



### Produktbeschreibung




- Höchsteffiziente LED-Einbauleuchte (bis zu 141 lm/W)
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Leuchtgehäuse aus weissem Stahlblech, weiss lackiert (ähnlich RAL9003)
- Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (gleichspannungsg geeignet)
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Schlanke Lichtlinien – mit durchlaufender Optik bei Lichtbändern
- Bis zu 77% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Einbauleuchte für gesägte Decken (PCV)

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L85)



5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Einzeilleuchte



Lichtbandleuchte



Kopfstücke für  
Lichtbandleuchten



Montageanleitung mit  
Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	Im <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>9</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Einbauleuchte, bildschirmarbeitsplatztauglich, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>									
RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35 W	1.900	14	136	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 479 00</a>
RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	3.100	22	141	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 493 00</a>
RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49/80 W/2 x 35 W	4.300	30,5	141	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 592 00</a>
RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	2 x 49/2 x 35 W	5.000	36	139	4.000	19	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 653 00</a>
<b>Lichtband-Einbauleuchte, bildschirmarbeitsplatztauglich, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>									
RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	1.900	14	136	4.000	19	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">971 820 00</a>
RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	3.100	22	141	4.000	19	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">971 868 00</a>
RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49/80 W/2 x 35 W	4.300	30,5	141	4.000	19	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">971 882 00</a>
<b>Einbauleuchte, opal, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>									
RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35 W	1.900	17,8	107	4.000	22	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 745 00</a>
RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	3.100	29	107	4.000	22	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">971 783 00</a>
<b>Lichtband-Einbauleuchte, opal, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>									
RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35 W	1.900	17,8	107	4.000	22	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">971 943 00</a>
RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	3.100	29	107	4.000	22	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">971 974 00</a>
<b>Einbauleuchte, asymmetrisch strahlend, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>									
RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	4.300	32,5	132	4.000	-	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">972 001 00</a>
RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	5.000	38,5	130	4.000	-	DALI	1.432 x 75 x 136	<a href="#">972 018 00</a>
<b>Lichtband-Einbauleuchte, asymmetrisch strahlend, satiniert, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), mit Steckanschlussklemme (PI5)</b>									
RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 35/1 x 49 W	4.300	32,5	132	4.000	-	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">972 025 00</a>
RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1 x 49 W	5.000	38,5	130	4.000	-	DALI	1.408 x 75 x 136	<a href="#">972 032 00</a>
<b>Zubehör</b>									
RC530Z EP WH	Kopfstücke für Lichtbandleuchten (Set mit 2 Stück), Weiss RAL9003; für RC532B, RC533B, RC535B								<a href="#">874 806 00</a>
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER	Lanyard mit Saugnapf zum Öffnen der Optik								<a href="#">984 695 99</a>


### Optional auf Anfrage:

- Alle TrueLine Einbauleuchten auch mit einer Länge von 1.130 mm, Lichtfarbe/830 (3.000 K)

- Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) - ausgewählte Versionen siehe Seite 17.



## CoreLine Panel MultiLumen



2.900 lm	3.400 lm	4.000 lm
3.100 lm	3.600 lm	4.300 lm
3.100 lm	3.600 lm	4.300 lm

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie




Einfache Einlegemontage  
in Deckensysteme mit  
sichtbaren Tragprofilen




CoreLine Panel OC mit breit-  
strahlender, BAP-tauglicher  
Opal-MicroOptik aus PMMA.  
Konform EN12464-1:  
L65 < 3.000 cd/m<sup>2</sup> und  
UGR<sub>R</sub>19



Mit innovativer MultiLumen-  
Technologie 3in1: Drei  
Lichtströme in jeder  
Leuchte, flexibel für jede  
Anwendung



Der vorverdrahtete QuickConnector,  
zur Weiterverdrahtung geeignet,  
ermöglicht eine besonders einfache  
und schnelle Montage. Erst Kabel  
ohne Leuchte anschliessen, dann Buchse  
und Stecker einfach zusammenklicken - fertig.



RC132V G5 / RC133V G5 OC,  
BAP-tauglich

### Produktbeschreibung

- Flache quadratische Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
- MultiLumen 3in1 – einfaches Umschalten ermöglicht 3 Lichtstrompakete in einer Leuchte
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Hocheffizient: bis zu 126 lm/W
- Mit BAP-tauglicher Optik (OC), konform EN12464-1: L65 ≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19
- Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD), beide flimmerfrei
- Mit zwei am Betriebsgerät integrierten Minischaltern für das Einstellen der 3 Lichtstrompakete
- Mit QuickConnector für sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Flächiges, angenehmes und komfortables Licht
- 1 Leuchte für verschiedene Anwendungen
- Sehr flexibel, vor Ort ist der Lichtstrom einfach einstellbar
- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage

### Anwendungen

- Büroräume, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime




RC132V G5/RC133V G5  
Montageanleitung mit  
Abmessungen und  
Gewichten, inklusive Zubehör

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtstromveränderung</b>								
RC133V G5 29_34_40S/830 PSU W62L62 OC	NEU	2.900/3.400/4.000	24,5/28,5/34,5	118/120/116	3.000	19	620 x 620 x 62	950 320 00
RC133V G5 31_36_43S/840 PSU W62L62 OC	NEU	3.100/3.600/4.300	24,5/28,5/34,5	125/126/125	4.000	19	620 x 620 x 62	950 337 00
RC133V G5 31_36_43S/865 PSU W62L62 OC	NEU	3.100/3.600/4.300	24,5/28,5/34,5	125/126/125	6.500	19	620 x 620 x 62	950 344 00
<b>Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtstromveränderung</b>								
RC133V G5 29_34_40S/830 PSD W62L62 OC	NEU	2.900/3.400/4.000	24,5/28,5/34,5	118/120/116	3.000	19	620 x 620 x 67	950 382 00
RC133V G5 31_36_43S/840 PSD W62L62 OC	NEU	3.100/3.600/4.300	24,5/28,5/34,5	125/126/125	4.000	19	620 x 620 x 67	950 399 00
<b>Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtstromveränderung</b>								
RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	NEU	2.900/3.400/4.000	24,5/28,5/34,5	118/120/116	3.000	19	595 x 595 x 62	950 306 00
RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	NEU	3.100/3.600/4.300	24,5/28,5/34,5	125/126/125	4.000	19	595 x 595 x 62	950 313 00
<b>Einlegeleuchte, MultiLumen, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtstromveränderung</b>								
RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	NEU	3.100/3.600/4.300	24,5/28,5/34,5	125/126/125	4.000	19	1.195 x 295 x 67	950 375 00



## CoreLine Panel



### Produktbeschreibung


- Fläche quadratische und Langfeldleuchte (nur Modul 600) für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Hocheffizient: bis zu 125 lm/W
- Zwei Ausführungen: OC – BAP-tauglich konform EN12464-1:  $L65 \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$  und NOC – opal:  $UGR_R 22$
- Mit schaltbarem (PSU), DALI-regelbarem (PSD) oder gleichspannungs- und notlichtgeeignetem DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSED) - flimmerfrei
- Mit QuickConnector für sehr schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile


- Flächiges, angenehmes und komfortables Licht
- Bis zu 66 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliches CoreLine Panel OC: mit optimierter, breitstrahlender Lichtverteilung für Büros
- Optionales Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage

### Anwendungen

- Büroräume, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungs-bereiche, Verkaufsräume, Showrooms, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime



RC132V G5/RC133V G5 NOC



RC132V G5 / RC133V G5 OC, BAP-tauglich

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie


interact  
ready.



Einfache Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen



CoreLine Panel OC mit breitstrahlender, BAP-tauglicher Opal-MicroOptik aus PMMA. Konform EN12464-1:  $L65 < 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$



Der vorverdrahtete QuickConnector, zur Weiterverdrahtung geeignet, ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage. Erst Kabel ohne Leuchte anschliessen, dann Buchse und Stecker einfach zusammenklicken - fertig.



RC132V G5/RC133V G5 Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten, inklusive Zubehör (PSU, PSD, WIA)



RC132V G5/RC133V G5 Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten, inklusive Zubehör (PSED)

## Technische Daten


Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>5</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP20			IP44			IK03	CE	05
										deckenseitig		raumseitig		raumseitig				
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)</b>																		
RC133V G5 34S/830 PSU W62L62 NOC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	3.000	22	–	620 x 620 x 61	<a href="#">950 016 00</a>								
RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	28,5	125	4.000	22	–	620 x 620 x 61	<a href="#">950 023 00</a>								
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)</b>																		
RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	3.000	22	–	595 x 595 x 61	<a href="#">949 997 00</a>								
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	28,5	125	4.000	22	–	595 x 595 x 61	<a href="#">950 009 00</a>								
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>																		
RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	28,5	125	4.000	19	–	620 x 620 x 62	<a href="#">950 061 00</a>								
RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	28,5	125	4.000	19	DALI	620 x 620 x 67	<a href="#">950 115 00</a>								
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, geeignet für Gleichspannungs-Notlichtbetrieb (PSED), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>																		
RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	30	113	3.000	19	DALI	620 x 620 x 73	<a href="#">013 773 00</a>								
RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	30	120	4.000	19	DALI	620 x 620 x 73	<a href="#">013 766 00</a>								
RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	NEU	4 x 14/18 W	4.300	37	116	6.500	19	DALI	620 x 620 x 73	<a href="#">013 995 00</a>								
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>																		
RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	3.000	19	–	595 x 595 x 62	<a href="#">950 047 00</a>								
RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	28,5	125	4.000	19	–	595 x 595 x 62	<a href="#">950 054 00</a>								
RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	3.000	19	DALI	595 x 595 x 67	<a href="#">950 085 00</a>								
RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	NEU	4 x 14/18 W	3.600	28,5	125	4.000	19	DALI	595 x 595 x 67	<a href="#">950 092 00</a>								
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>																		
RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	NEU	1 x 28/36/54 W	3.600	28,5	125	4.000	19	–	1195 x 295 x 62	<a href="#">950 078 00</a>								
RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	NEU	1 x 28/36/54 W	3.400	28,5	120	3.000	19	DALI	1195 x 295 x 67	<a href="#">950 122 00</a>								
RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	NEU	1 x 28/36/54 W	3.600	28,5	125	4.000	19	DALI	1195 x 295 x 67	<a href="#">950 139 00</a>								

## CoreLine Panel

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC	
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetz (WIA); UGR<sub>r</sub> 19 (OC)</b>										
RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	<b>NEU</b>	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	3.000	19	Ja	620 x 620 x 70	<a href="#">953 697 00</a>
RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	<b>NEU</b>		3.600	28,5	125	4.000	19	Ja	620 x 620 x 70	<a href="#">953 703 00</a>
<b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetz (WIA); UGR<sub>r</sub> 19 (OC)</b>										
RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	<b>NEU</b>	4 x 14/18 W	3.400	28,5	120	3.000	19	Ja	595 x 595 x 70	<a href="#">953 666 00</a>
RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	<b>NEU</b>		3.600	28,5	125	4.000	19	Ja	595 x 595 x 70	<a href="#">953 673 00</a>
<b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; Interact Pro Ready, BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetz (WIA); UGR<sub>r</sub> 19 (OC)</b>										
RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	<b>NEU</b>	1 x 28/36/54 W	3.600	28,5	125	4.000	19	Ja	1.195 x 295 x 70	<a href="#">953 710 00</a>

## CoreLine Panel Zubehör





**Einbaumontage**  
Alle CoreLine Panel können mit optionalen Einbausklemmen einfach und schnell in gesägte Decken eingebaut werden.



**Anbaumontage**  
Alle CoreLine Panel PSU und PSD können mit einem optionalen Anbaurahmen aus weiss lackiertem Aluminium (ähnlich RAL 9003), der schnell und einfach zusammengesteckt wird, auch an vielen Decken befestigt werden. Die dadurch entstandene Anbauleuchte hat eine Höhe von 76 mm.



**Pendelmontage**  
Alle CoreLine Panel können mit einem optionalen Abhänger auch als direktstrahlende Pendelleuchten eingesetzt werden. Werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar.



### Technische Daten

Produktbezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr. EOC
<b>Einbausklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt</b>		
RC132Z G5 SMB-PLC	<b>NEU</b> Einbausklemmen	<a href="#">954 038 99</a>
<b>Anbaurahmen aus Aluminium, weiss lackiert (ähnlich RAL 9016)</b>		
RC133Z G5 SMB W62L62	<b>NEU</b> Anbaurahmen für W62L62 Version PSU und PSD, nicht für Ausführung WIA	<a href="#">953 987 99</a>
RC132Z G5 SMB W60L60	<b>NEU</b> Anbaurahmen für W60L60 Version PSU und PSD, nicht für Ausführung WIA	<a href="#">953 970 99</a>
RC132Z G5 SMB W30L120	<b>NEU</b> Anbaurahmen für W30L120 Version PSU und PSD, nicht für Ausführung WIA	<a href="#">953 994 99</a>
<b>Triangel-Seilabhänger mit Deckenbaldachin inkl. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Höhenverstellung; max. Abhängelänge: 1,50 m</b>		
RC132Z G5 SME-3 WH	<b>NEU</b> Seil-Abhänger für schaltbare (PSU) oder Interact Pro Ready (WIA) CoreLine Panel G5	<a href="#">954 076 99</a>
RC132Z G5 SME-4 WH	<b>NEU</b> Seil-Abhänger für dimmbare (PSD oder PSED) CoreLine Panel G5	<a href="#">954 083 99</a>



## Ledinaire Panel



### Produktbeschreibung

- Fläche, gleichmässig leuchtende LED-Einlegeleuchte mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Quadratische Ausführung für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625
- Sehr effizient: 100 lm/W
- Mit mikroprismatischer Optik OC (Office Compliant = BAP-tauglich)
- Konform EN12464-1:  $L65 < 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$
- Mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) elektronischem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität mit hoher Zuverlässigkeit
- Komfortables, gleichmässiges Licht – BAP-tauglich für Büroanwendungen
- Bis zu 61% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten

### Anwendungen

- Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Flure, Nebenräume, Hotels, Altenheime

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L80)

3 Jahre  
Garantie



Einfache Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 625 mm



Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet



Ledinaire Panel OC mit BAP-tauglicher Mikroprismenoptik. Konform EN12464-1:  $L65 < 3.000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 19$



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD), elektronischem Betriebsgerät, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>									
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC		3.400	34	100	4.000	19	–	620 x 620 x 35	<a href="#">365 589 99</a>
RC066B LED34S/830 PSU W62L62 OC	<b>4 x 14/18 W</b>	3.400	34	100	3.000	19	–	620 x 620 x 35	<a href="#">938 144 99</a>
RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC		3.400	34	100	4.000	19	DALI	620 x 620 x 35	<a href="#">938 151 99</a>
<b>Zubehör</b>									
RC007Z SMB-PLC	Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.								<a href="#">347 165 99</a>
RC066Z SMB W62L62 G2	Decken-Anbaurahmen für RC066B aus weiss lackiertem Aluminium								<a href="#">531 871 99</a>



# Pendel- und Anbauleuchten



## TrueLine Pendel- und Anbauleuchte

### Elegant, schlank und höchst effizient

- Leuchtenfamilie (55 mm schlank) aus natureloxiiertem oder weiss lackiertem Aluminium
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Bis zu 141 lm/W
- Einzelleuchten und Lichtbandleuchten sowie doppelängige Leuchten
- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- 5 Jahre Garantie



## FlexBlend Pendel- und Anbauleuchte

### Effizientes Licht – brilliant und komfortabel

- Leuchtenfamilie mit Einzel- und Lichtbandleuchten
- BAP-taugliche und opale Optiken
- Bis zu 140 lm/W
- Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität
- Gehäusefarben: weiss, silbergrau und schwarz
- Optional mit integrierter, vernetzter Lichtregelung Interact Pro
- 5 Jahre Garantie





## **SmartBalance** Pendel- und Anbauleuchte

### **Flächiges Licht mit innovativer Formsprache**

- Mit brilliant leuchtender Lichtfläche
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik, fast randlos ins Gehäuse eingefasst
- Bis zu 127 lm/W
- Minimalistisches Leuchtengehäuse aus Spezialkunststoff
- 5 Jahre Garantie

BEST



## **FastSet** Anbauleuchte

### **Kompakter IP44-Allrounder – schnell installiert**

- Leuchte in drei Längen für vielseitige Montagearten
- Auch für Anwendungen, die eine erhöhte Schutzart erfordern
- Opal-prismatische Abdeckung mit leichtem Indirektanteil
- Bis zu 120 lm/W
- Auch als Lichtbandleuchte (mit integrierter Durchgangsverdrahtung) einsetzbar
- 5 Jahre Garantie

BETTER



## **CoreLine** Anbauleuchte

### **Funktionales Licht – MultiLumen und schnell montiert**

- Kompakte Leuchte für viele Anwendungsgebiete
- MultiLumen 3 in 1: Drei Lichtströme in jeder Leuchte, flexibel für jede Anwendung
- Microprismenoptik für komfortables Licht in Büroräumen (BAP-tauglich) und in Nebenräumen
- Bis zu 142 lm/W
- Einfache und schnelle Montage mit QuickConnector
- 5 Jahre Garantie



## **Ledinaire** Anbauleuchte

### **Günstiges, funktionales BAP-taugliches Licht**

- BAP-taugliche Optik für Büroanwendungen
- Opale Optik für gleichmässiges Licht
- Einfache Montage
- 100 lm/W
- 3 Jahre Garantie

GOOD






## TrueLine Pendelleuchte



### Produktbeschreibung

- Sehr schlanke direkt- (indirekt) strahlende LED-Pendelleuchten
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 138 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, natureloxiert oder weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.130 und 1.410 mm
- Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgerecht)
- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L85)



5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Optional auch in weiss lackiert (ähnlich RAL 9003) und opaler Optik



Optional mit integrierter Lichtregelung Interact Pro



Lichtbandleuchten mit optisch durchlaufendem Licht



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten


Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,13 m, Gehäuse: Aluminium naturelo</b>									
SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 x 28 W	2.100	16,4	132	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	<a href="#">972 391 00</a>
SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2 x 28/1 x 54 W	3.600	26,5	136	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	<a href="#">972 506 00</a>
SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4.900	36,5	136	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	<a href="#">972 599 00</a>	
SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2 x 54 W	5.800	44	131	4.000	16	DALI	1.130 x 55 x 88	<a href="#">972 605 00</a>
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 35 W	2.900	21	138	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 452 00</a>
SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 58/49 W	4.700	34	138	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 544 00</a>
SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 80 W	6.600	48	138	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 612 00</a>
SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	2 x 58/49 W	7.700	57	135	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 650 00</a>
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (60%-40%), opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 35/1 x 49 W	3.300	28	118	4.000	22	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 698 00</a>
SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 49-80/2 x 35 W	5.400	46,5	116	4.000	22	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 711 00</a>
<b>Pendelleuchte, direkt strahlend, asymmetrische Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 x 49 W	5.000	38,5	130	4.000	-	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 766 00</a>
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Lichtband-Eingangsleuchte (LE1), Lichtband-Folgeleuchte (LF1) oder Lichtband-Folgeleuchte mit elektrischem Einspeisekabel (LF2), Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	2.900	21	138	4.000	16	DALI	1.408 x 55 x 88	<a href="#">972 407 00</a>	
SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SM2L1410ALU	1 x 35 W	2.900	21	138	4.000	16	DALI	1.406 x 55 x 88	<a href="#">972 414 00</a>
SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	2.900	21	138	4.000	16	DALI	1.406 x 55 x 88	<a href="#">972 421 00</a>	
SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5 SM2L1410AL	4.700	34	138	4.000	16	DALI	1.408 x 55 x 88	<a href="#">972 520 00</a>	
SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5 SM2L1410AL	1 x 58 W/1 x 49 W	4.700	34	138	4.000	16	DALI	1.406 x 55 x 88	<a href="#">972 537 00</a>
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (65%-35%), BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium weiss lackiert</b>									
SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 x 35 W	2.900	21	138	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 469 00</a>
SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 x 58 W/1 x 49 W	4.700	34	138	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 568 00</a>
SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 x 80 W	6.600	48	138	4.000	16	DALI	1.409 x 55 x 88	<a href="#">972 629 00</a>

**Hinweis:** Lieferung mit Einzel-Seilabhängung (SM2) mit Deckenbaldachin, elektr. Anschlussklemmen und deckenseitig einer Edelstahl-Hülse, inkl. elektr. Anschlusskabel

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten



## TrueLine Anbauleuchte



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L85)



5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Optional auch in weiss lackiert (ähnlich RAL 9003) und opaler Optik



Optional mit integrierter Lichtregelung Interact Pro (SRD U4)



Lichtbandleuchten mit optisch durchlaufendem Licht



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Produktbeschreibung


- Sehr schlanke LED-Anbauleuchten (55 mm)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 141 lm/W
- Satinierte BAP-taugliche, opale und asymmetrische Optiken
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, natureloxiert oder weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.130 und 1.410 mm
- Einzel- oder Lichtbandleuchten
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesiegt)
- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

### Vorteile


- Sehr schlanke Lichtlinien – mit durchlaufender Optik bei Lichtbändern
- Bis zu 65% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- BAP-taugliche, satinierte Optik für komfortables Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.000 lm

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



SM530C, BAP-tauglich



SM531C, opal



SM534C, asymmetrisch

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, satiniert, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SM530C LED19S/940 PSD P15 L1410 ALU	1 x 35 W	1.900	14	136	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 049 00</a>
SM530C LED31S/940 PSD P15 L1410 ALU	1 x 58/49 W	3.100	22	141	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 063 00</a>
SM530C LED43S/940 PSD P15 L1410 ALU	1 x 58/49 W	4.300	30,5	141	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 155 00</a>
SM530C LED50S/940 PSD P15 L1410 ALU	1/2 x 58/49 W	5.000	36	139	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 186 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium weiss lackiert</b>									
SM530C LED19S/940 PSD P15 L1410 WH	1 x 35 W	1.900	14	136	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 056 00</a>
SM530C LED31S/940 PSD P15 L1410 WH	1 x 58/49 W	3.100	22	141	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 087 00</a>
SM530C LED43S/940 PSD P15 L1410 WH	1 x 58/49 W	4.300	30,5	141	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 162 00</a>
SM530C LED50S/940 PSD P15 L1410 WH	1/2 x 58/49 W	5.000	36	139	4.000	19	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 193 00</a>
<b>Anbauleuchte, opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SM531C LED19S/940 PSD P15 L1410 ALU	1 x 35 W	1.900	17,8	107	4.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 223 00</a>
SM531C LED19S/930 PSD P15 L1410 ALU	1 x 35 W	1.900	18,6	102	3.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 209 00</a>
<b>Anbauleuchte, opale Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium weiss lackiert</b>									
SM531C LED19S/940 PSD P15 L1410 WH	1 x 35 W	1.900	17,8	107	4.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 230 00</a>
SM531C LED19S/930 PSD P15 L1410 WH	1 x 35 W	1.900	18,6	102	3.000	25	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 216 00</a>
<b>Anbauleuchte, asymmetrische Optik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge 1,41 m, Gehäuse: Aluminium natureloxiert</b>									
SM534C LED50S/940 PSD P15 L1410 ALU	1/2 x 58/49 W	5.000	38,5	130	4.000	–	DALI	1.409 x 55 x 93	<a href="#">972 254 00</a>
<b>Zubehör für Pendel- und Anbauleuchten</b>									
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER	Lanyard mit Saugnapf zum Öffnen der Optik								<a href="#">984 695 99</a>

### Optional auf Anfrage für Pendel- und Anbauleuchten:

- Leuchtenlänge 1.130 mm (L1130)
- Doppellängige Leuchten (2,25 m und 2,81 m) mit jeweils nur zwei Befestigungspunkten
- Alle Leuchten auch als Lichtbandausführung (LE1 und LF1)
- Warmweisse Lichtfarbe 3.000 K (/930)
- Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) - ausgewählte Versionen siehe Seite 17.




## FlexBlend Pendelleuchten




### Produktbeschreibung

- Direkt-indirekt strahlende LED-Pendelleuchten
- Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 135 lm/W
- BAP-taugliche Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz  
Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher Effizienz und opale Optik O für dekorative Anwendungen
- Leuchtgehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiss (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.200 und 1.470 mm
- Einzelleuchte; optional Lichtbandleuchten mit Kupplungsstücken
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet)
- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)



SP342P, PCS, BAP-tauglich



Optional: SP342P, MLO, BAP-tauglich

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)



5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

### Vorteile

- Modernes Design und sehr energiesparend
- 1,47 m-Leuchte auch als Sanierungsleuchte für herkömmliche 1,50 m TL-D 58 W-Leuchten einsetzbar, mit extra horizontaler Montageflexibilität
- BAP-taugliche Optiken für brillantes Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 7.000 lm

### Anwendungen


- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Auch in silbergrau (ähnlich RAL 9006) lieferbar



Auch in schwarz (ähnlich RAL 9004) lieferbar




Optional mit integrierter Lichtregelung Interact Pro (SRD U4)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: weiss (WH)</b>									
SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	1 x 54 W	3.600	27	133	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">182 806 00</a>
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	1/2 x 54 W	4.800	36	133	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">103 917 00</a>
SP342P 52S/940 PSD PCS SMT L120 WH	1/2 x 54 W	5.200	40	130	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>									
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	1/2 x 54 W	4.800	36	133	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage
SP342P 52S/940 PSD PCS SMT L120 SI	1/2 x 54 W	5.200	40	130	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>									
SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 BK	1/2 x 54 W	4.800	36	133	4.000	≤ 19	DALI	1.200 x 200 x 73	auf Anfrage
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: weiss (WH)</b>									
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	1 x 49/58 W	4.500	35	129	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">103 658 00</a>
SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	1 x 80 W	6.000	46,5	129	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">182 943 00</a>
SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	2 x 49/58 W	7.000	52	135	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">182 950 00</a>
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>									
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	1 x 49/58 W	4.500	35	129	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">103 665 00</a>
SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	1 x 80 W	6.000	46,5	129	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">183 032 00</a>
SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 SI	2 x 49/58 W	7.000	52	135	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	auf Anfrage
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>									
SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	1 x 49/58 W	4.500	35	129	4.000	≤ 19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">103 672 00</a>

Lieferung mit Triangel-Seilabhängung (SMT), stufenlos, werkzeuglos höhenverstellbar, mit Deckenbaldachin, elektr. Anschlussklemmen und deckenseitig einer Edelstahl-Montagehülse, inkl. elektr. Anschlusskabel, Abhängelänge max. 1,50 m

### Optional auf Anfrage:

- Lichtfarbe /830 – warmweiss 3.000 K, Lichtbandleuchten, Kupplungsstücke und Endstücke; integrierte Lichtregelung Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) – ausgewählte Versionen siehe Seite 19.



## FlexBlend Anbauleuchten



### Produktbeschreibung


- LED-Anbauleuchten im modernen Design
- Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizienz: bis zu 140 lm/W
- BAP-taugliche Optik PCS: brillante Optik mit höchster Effizienz  
Optional auch: BAP-taugliche MLO-Komfortoptik mit hoher Effizienz und opale Optik O für dekorative Anwendungen
- Leuchtengehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, weiss (ähnlich RAL 9003)
- Zwei Leuchtenlängen: 1.200 und 1.470 mm
- Einzeleuchte; optional Lichtbandleuchten mit Kupplungsstücken
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgesiegt)
- Optional mit integrierter, vernetzter automatischer Lichtregelung Interact Pro (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

### Vorteile

- Modernes Design und sehr energiesparend
- 1,47 m-Leuchte auch als Sanierungsleuchte für herkömmliche 1,50 m TL-D 58 W-Leuchten einsetzbar, mit extra horizontaler Montageflexibilität
- BAP-taugliche Optiken für brillantes Licht, konform EN12464-1
- Leistungsstarke BAP-taugliche Versionen: bis zu 5.200 lm

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)



5 Jahre  
Garantie


interact  
ready.



Auch in silbergrau (ähnlich RAL 9006) lieferbar



Auch in schwarz (ähnlich RAL 9004) lieferbar



Optional mit integrierter Lichtregelung Interact Pro (SRD U4)



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: weiss (WH)</b>									
SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	1 x 28/36 W	2.800	20,5	137	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">182 288 00</a>
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	1 x 54 W	3.600	26,5	136	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">103 955 00</a>
SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	1 x 54 W	4.200	32	131	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">103 962 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>									
SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	1 x 28/36 W	2.800	20,5	137	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">182 363 00</a>
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	1 x 54 W	3.600	26,5	136	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">182 370 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>									
SM340C 21S/940 PSD PCS L120 BK	1 x 28/36 W	2.100	16	131	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73	<a href="#">105 324 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: weiss (WH)</b>									
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	1 x 49/58 W	3.500	25	140	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">103 610 00</a>
SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">182 417 00</a>
SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	1/2 x 49/58 W	5.200	39	133	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">182 424 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: silbergrau (SI)</b>									
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	1 x 49/58 W	3.500	25	140	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">103 627 00</a>
SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">182 509 00</a>
SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	1/2 x 49/58 W	5.200	39	133	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">182 516 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: schwarz (BK)</b>									
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	1 x 49/58 W	3.500	25	140	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73	<a href="#">103 634 00</a>

### Optional auf Anfrage

- Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (SRD U4) - ausgewählte Versionen siehe Seite 19.



## SmartBalance Pendel- und Anbauleuchte



### Produktbeschreibung


- Flächige, flache LED-Pendel- und Anbauleuchten
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Hocheffizient: bis zu 127 lm/W
- Mit BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA
- Leuchtgehäuse aus weissem Polycarbonat (ähnlich RAL9016)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgerecht)

### Vorteile


- Brilliante Lichtfläche mit sanftem Lichtübergang zur Decke
- Bis zu 53% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- OLC-Microlinsenoptik für komfortables, BAP-taugliches Licht, konform EN12464-1

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume, Flure, Verkaufsräume, Unterrichtsräume



SP482P, direkt-indirekt



SM480C, Anbau

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L85)



5 Jahre  
Garantie



SmartBalance,  
Anbauleuchte



Brilliante  
OLC-Microlinsenoptik  
für hohen Lichtkomfort



Optionales Kupplungsstück  
für bis zu drei  
Pendelleuchten.



**Pendelleuchte**  
Montageanleitung mit  
Abmessungen und Gewichten



**Anbauleuchte**  
Montageanleitung mit  
Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>r</sub>	Dimm- bar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70%-30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>									
SP482P LED40S/930 PSD ACC-MLO SM2		4.000	34,5	116	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	<a href="#">966 300 00</a>
SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH	1 x 54 W	4.000	33	121	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	<a href="#">964 900 00</a>
SP482P LED50S/930 PSD ACC-MLO SM2	1 x 49 W	5.000	42	119	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	<a href="#">966 959 00</a>
SP482P LED50S/940 PSD ACC-MLO SM2		5.000	39,5	127	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 50	<a href="#">966 942 00</a>
<b>Zubehör für Pendelleuchte</b>									
SP480Z CP WH	Kupplungsstück zur Verbindung von bis zu 3 Leuchten in weiss (ähnlich RAL 9016)								<a href="#">265 030 00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD)</b>									
SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO WH		3.500	29,5	119	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	<a href="#">964 856 00</a>
SM480C LED35S/940 PSD ACC-MLO WH	1 x 54 W	3.500	28,5	123	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	<a href="#">966 874 00</a>
SM480C LED40S/930 PSD ACC-MLO WH	1 x 49 W	4.000	34,5	116	3.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	<a href="#">966 201 00</a>
SM480C LED40S/940 PSD ACC-MLO WH		4.000	33	121	4.000	19	DALI	1.340 x 240 x 52	<a href="#">966 218 00</a>

**Hinweis:** Lieferung der Pendelleuchte mit Einzel-Seilabhängung, elektrischem Anschlusskabel und Deckenbaldachin, max. Pendellänge: 1,50 m, werkzeuglos höhenverstellbar.



## FastSet Anbauleuchte



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



FastSet Anbauleuchte mit gewölbter opal-prismatischer Abdeckung.



FastSet Anbauleuchten sind auch zur Wandmontage geeignet-horizontale oder vertikal.

### Produktbeschreibung


- Kompakte, flächig leuchtende staub- und feuchtigkeitsgeschützte IP44-LED-Anbauleuchte
- Hocheffizient: bis zu 120 lm/W
- Mit gewölbter, opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat
- Drei Leuchtenlängen: 602, 1.160 und 1.440 mm
- Leistungsstark: bis zu 6.000 lm
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss lackiert (ähnlich RAL 9003) und Endkappen aus weissem Polycarbonat
- Mit schaltbarem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Mit Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

### Vorteile

- Komfortables, breitstrahlendes, gleichmässiges Licht – mit Deckenaufhellung
- Bis zu 59% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage an Decken und Wänden; Wandmontage horizontal oder vertikal
- Zur Anwendung als Einzelleuchte oder als Lichtbandleuchte – Kopf an Kopf

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Archive, kleine Lagerbereiche, Werkstätten



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>schaltbar (PSU), mit 3-phasiger Durchgangsverdrahtung (TW3)</b>									
SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602	<b>2 x 18/14 W</b>	2.400	20	120	4.000	ja	–	602 x 160 x 61	<a href="#">381 233 99</a>
SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602	<b>2 x 18/14 W</b>	2.400	20	120	3.000	ja	–	602 x 160 x 61	<a href="#">381 240 99</a>
SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160	<b>2 x 36/28 W</b>	4.800	45	107	4.000	ja	–	1.160 x 160 x 61	<a href="#">381 257 99</a>
SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160	<b>2 x 36/28 W</b>	4.800	45	107	3.000	ja	–	1.160 x 160 x 61	<a href="#">381 264 99</a>
SM150C LED37S/840 PSU TW3 PI5 L1440	<b>1 x 58/49 W</b>	3.700	35	106	4.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	<a href="#">384 937 99</a>
SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440	<b>2 x 58/49 W</b>	6.000	55	109	4.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	<a href="#">381 271 99</a>
SM150C LED60S/830 PSU TW3 PI5 L1440	<b>2 x 58/49 W</b>	6.000	55	109	3.000	ja	–	1.440 x 160 x 61	<a href="#">381 288 99</a>



## CoreLine Anbauleuchte



### Produktbeschreibung


- Kompakte LED-Anbauleuchte
- Hocheffizient: bis zu 142 lm/W
- Zwei Ausführungen: BAP-tauglich konform EN12464-1: L65 3000 cd/m<sup>2</sup> und UGR<sub>R</sub> 19 (OC) und nicht BAP-tauglich (NOC)
- Mit Microprismenoptiken aus Polycarbonat
- Leuchtgehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)
- Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD), beide sind flimmerfrei
- Mit QuickConnector-Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Mit optionalem Abhängeset für Pendelmontage

### Vorteile


- Microprismenoptik für komfortables Licht
- Bis zu 68% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Anbaumontage

### Anwendungen

- Büroräume, Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Verkaufsräume und Wartebereiche



SM136V OC, BAP-tauglich



SM136V NOC

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



CoreLine Anbauleuchte  
SM136V  
mit einteiliger  
Microprismenoptik



Mit innovativer MultiLumen-  
Technologie 3in1: Drei  
Lichtströme in jeder  
Leuchte, flexibel für jede  
Anwendung



Einfache Montage  
und Anschluss mit  
QuickConnector.  
Viel Platz für das Kabel.



Montageanleitung mit  
Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>5</sup>	UGR <sub>R</sub>	D <sup>6</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Anbauleuchte, BAP-tauglich (OC), MultiLumen, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm</b>									
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	-	1.200 x 200 x 69	<a href="#">512_320_00</a>
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	2.800/3.400/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	19	DALI	1.200 x 200 x 69	<a href="#">512_344_00</a>
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 69	<a href="#">512_351_00</a>
<b>Anbauleuchte, BAP-tauglich (OC), MultiLumen, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.430 mm</b>									
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	1 x 58/49 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	-	1.430 x 200 x 69	<a href="#">512_382_00</a>
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	1 x 58/49 W	2.800/3.400/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	19	DALI	1.430 x 200 x 69	<a href="#">512_399_00</a>
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	1 x 58/49 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	19	DALI	1.430 x 200 x 69	<a href="#">512_405_00</a>
<b>Anbauleuchte, nicht BAP-tauglich (NOC), MultiLumen, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm</b>									
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	2.800/3.400/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	25	-	1.200 x 200 x 69	<a href="#">512_306_00</a>
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	-	1.200 x 200 x 69	<a href="#">512_313_00</a>
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	1/2 x 36/28 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	DALI	1.200 x 200 x 69	<a href="#">512_337_00</a>
<b>Anbauleuchte, nicht BAP-tauglich (NOC), MultiLumen, mit schaltbarem (PSU) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.430 mm</b>									
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	1 x 58/49 W	2.800/3.400/4.000	22/26/31	127/131/129	3.000	25	-	1.430 x 200 x 69	<a href="#">512_368_00</a>
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	1 x 58/49 W	3.100/3.700/4.300	22/26/31	141/142/139	4.000	25	-	1.430 x 200 x 69	<a href="#">512_375_00</a>
<b>Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich (OC), dimmbar, Bluetooth, ZigBee-funkvernetz (WIA), Länge: 1.200 mm (L120) oder 1.430 mm (L150)</b>									
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	4.000	31	129	3.000	19	ja	1.200 x 200 x 69	<a href="#">515_062_00</a>
SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1/2 x 36/28 W	4.300	31	139	4.000	19	ja	1.200 x 200 x 69	<a href="#">515_079_00</a>
SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1 x 58/49 W	4.000	31	129	3.000	19	ja	1.430 x 200 x 69	<a href="#">515_086_00</a>
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1 x 58/49 W	4.300	31	139	4.000	19	ja	1.430 x 200 x 69	<a href="#">515_093_00</a>
<b>Abhängezubehör, Triangel-Seilabhängung mit Deckenbaldachin inkl. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Höhenverstellung; max. Abhängelänge: 1,50 m</b>									
SM136Z SME-3 WH	<b>NEU</b>	Triangel-Seil-Abhängeset für schaltbare (PSU) oder Interact Pro Ready (WIA) SM136V							<a href="#">931_619_99</a>
SM136Z SME-4 WH	<b>NEU</b>	Triangel-Seil-Abhängeset für dimmbare (PSD) SM136V							<a href="#">958_128_99</a>

**Hinweis:** Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (WIA) – ausgewählte Versionen siehe Seite 13.

**Optional:** Mit integriertem Notlichttakku (ELx3)

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten



## Ledinaire Anbauleuchte



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L80)

3 Jahre  
Garantie

### Produktbeschreibung

- Kompakte, BAP-taugliche LED-Anbauleuchte
- Sehr effizient: 100 lm/W
- Mit satiniertes, BAP-tauglicher Optik konform EN12464-1 (UGR<sub>R</sub> 19; L65 < 3.000 cd/m<sup>2</sup>)
- Leuchtgehäuse Stahlblech, weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Mit schaltbarem Betriebsgerät (nicht gleichspannungsgesiegt)
- Mit Steckanschlussklemme

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität mit hoher Zuverlässigkeit
- Komfortables, entblendetes gleichmässiges Licht
- Bis zu 57% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten

### Anwendungen

- Büroräume, Bildschirmarbeitsplätze
- Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Hotels, Altenheime



Ledinaire Anbauleuchte SM060C mit satiniertes, BAP-tauglicher Optik



Ledinaire Anbauleuchte SM060C wird einfach und schnell montiert und über eine Steckanschlussklemme elektrisch angeschlossen.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
mit BAP-tauglicher Optik (OC), schaltbar (PSU) SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	1 x 36-58 W	3.400	34	100	4.000	-	1.200 x 200 x 53	<a href="#">350 394 00</a>





# Stehleuchte



## SmartBalance Stehleuchte

### Design und Effizienz im Einklang

- Integriert sich hervorragend in jedes Büro
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Optimales direkt-indirekt strahlendes Licht zur komfortablen Beleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen
- Höchsteffizienz: Bis zu 132 lm/W
- Einfache Bedienung: manuell oder manuell und integrierte automatische Lichtregelung ActiLume für weitere Energieeinsparungen und erhöhten Komfort
- 5 Jahre Garantie

BEST




## SmartBalance Stehleuchte



### Produktbeschreibung

- LED-Stehleuchte mit direkt-indirekter Lichtverteilung (14%-86%)
- Mit Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$  für exzellente Lichtqualität und Komfort
- Höchsteffizient: bis zu 132 lm/W
- Mit brillianter BAP-tauglicher OLC-Microlinsenoptik aus PMMA
- Zwei Ausführungen
  - Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taste (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar über Taster im Gestänge)
  - Mit integriertem Doppel-Taster im Gestänge (manuelle Bedienung, separates Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes)
- Leuchtgehäuse und Gestänge: Aluminium; Leuchtenfuss aus Stahl, alles weiss lackiert (ähnlich RAL 9003)
- Mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei)
- Mit Netzanschlusskabel und Schukostecker oder Schweizer Stecker



### Vorteile

- Eine Leuchte kann sowohl einen Einzel- als auch einen Doppelarbeitsplatz normkonform beleuchten
- Bis zu 63% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Hervorragende Lichtqualität – sehr gute Farbwiedergabe und bildschirmtaugliche Entblendung: konform EN12464-1 ( $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$  und  $UGR_R 16$ )
- Das elegante Design integriert sich hervorragend in jedes Büro
- Nutzerfreundliche Bedienung: sowohl automatisch als auch manuell

### Anwendungen

- Büro- und Besprechungsräume

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L85)



5 Jahre  
Garantie



Ausführung SW - Taster zum separaten Dimmen des Direkt- und Indirektanteils



Ausführung ACL-Taster zum gemeinsamen Dimmen des Direkt- und Indirektanteils



Standardfuss aller SmartBalance Stehleuchten



Optional in silbergrau oder schwarz lackiert, auch mit U-Fuss



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	UGR <sub>R</sub>	Dimmbar <sup>5</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>SmartBalance Stehleuchten mit Schukostecker</b>									
direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (SW)									
FS484F LED120S/930 PSD-T SW WH P	bis zu 4 x 55 W	12.000	95	126	3.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 725 00
FS484F LED125S/940 PSD-T SW WH P		12.500	95	132	4.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 763 00
direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten (Direkt- und Indirektlicht zusammen)									
FS484F LED120S/930 PSD-T ACL WH P	bis zu 4 x 55 W	12.000	96	125	3.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 749 00
FS484F LED125S/940 PSD-T ACL WH P		12.500	96	130	4.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 787 00
<b>SmartBalance Stehleuchten mit Schweizer Stecker (CCH)</b>									
direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit Taster zum separaten Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (SW)									
FS484F LED120S/930 PSD-T SW CCH WH P	bis zu 4 x 55 W	12.000	95	126	3.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 732 00
FS484F LED125S/940 PSD-T SW CCH WH P		12.500	95	132	4.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 770 00
direkt-indirekt strahlend (16%-84%), mit OLC-Microlinsenoptik, mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) und Taster zum manuellen Dimmen und Schalten (Direkt- und Indirektlicht zusammen)									
FS484F LED120S/930 PSD-T ACL CCH WH P	bis zu 4 x 55 W	12.000	96	125	3.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 756 00
FS484F LED125S/940 PSD-T ACL CCH WH P		12.500	96	130	4.000	13	DALI	700 x 250 x 2.000	974 794 00

### Optional auf Anfrage:

- SmartBalance Stehleuchten in silbergrau (ähnlich RAL7040) oder schwarz lackiert (ähnlich RAL 9004) und mit U-Fuss

# Wand- und Deckenleuchten



## CoreLine Wand- und Deckenleuchte MultiColour/ MultiLumen

### Vandalismussicheres Licht für den Innen- und Aussenbereich

- Runde, vandalismussichere Leuchte mit einem Durchmesser (390 mm) für alle Leistungsstufen
- Leistungsstarke Lichtpakete bis 3.400 lm für viele Anwendungen
- MultiColour/MultiLumen: 6 Lichtvarianten in 1 Leuchte - einfaches Umschalten ermöglicht 3 Lichtfarben und jeweils 2 Lichtstrompakete
- Opale Abdeckung mit Indirektanteil zur Aufhellung von Wand oder Decke
- 100 lm/W
- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Umfangreiches Zubehör: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung
- 5 Jahre Garantie



## CoreLine Wand- und Deckenleuchte

### Vandalismussicheres Licht für den Innen- und Aussenbereich

- Runde, vandalismussichere Leuchte mit einem Durchmesser (390 mm) für alle Leistungsstufen
- Leistungsstarke Lichtpakete bis 3.400 lm für viele Anwendungen
- Opale Abdeckung mit Indirektanteil zur Aufhellung von Wand oder Decke
- Bis zu 113 lm/W
- Einfache und schnelle Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar oder dimmbar, erhältlich
- Optional als funkvernetzte Leuchte Interact Pro Ready erhältlich
- Umfangreiches Zubehör: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung
- 5 Jahre Garantie



## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP44 IK03

### Günstiges, flächiges Licht – rundum

- Zwei runde Bauformen mit Durchmesser 285 mm und 345 mm
- Opale Abdeckung, rundum leuchtend für gleichmässiges Licht
- Einfache Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Bis zu 100 lm/W
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder erhältlich
- 3 Jahre Garantie



## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP65 IK08

### Vandalismussicheres Licht für den Innen- und Aussenbereich

- Kompakte runde Leuchte mit Durchmesser 285 mm (1.100 und 1.700 lm)
- Vandalismussichere Ausführung, auch für anspruchsvolle Anwendungen
- Opale Abdeckung für gleichmässiges Licht
- Einfache Montage, mit Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Bis zu 100 lm/W
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder (mit SafetyDim-Funktion)
- 3 Jahre Garantie

BETTER

GOOD




## CoreLine Wand- und Deckenleuchte MultiColour / MultiLumen



### Produktbeschreibung

- Runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler Abdeckung für die Innen- und Aussenbeleuchtung
- MultiColour/MultiLumen: 6 Lichtvarianten in 1 Leuchte – einfaches Umschalten ermöglicht 3 Lichtfarben und jeweils 2 Lichtstrompakete  
 → MultiColour: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (2.700 K, 3.000 K und 4.000 K)  
 → MultiLumen: 2 Lichtstrompakete in einer Leuchte (1.200 lm / 2.000 lm und 2.000 lm / 3.400 lm)
- Hohe Schutzart IP65 und hohe Schlagfestigkeit IK10
- Eine Baugröße: Durchmesser 390 mm
- Sehr effizient: bis zu 100 lm/W
- Gehäuse und Abdeckung aus weissem Polycarbonat – ähnlich RAL 9003
- Mit schaltbaren Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung der leuchtenden Fläche



2.700 K	3.000 K	4.000 K
1.200 lm	2.000 lm	
2.000 lm	3.400 lm	



### Vorteile

- Vielseitig und robust, vandalismusresistent
- Komfortables, gleichmässiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
- Eine Leuchte mit 6 Lichtvarianten: hohe Flexibilität und immer das passende Produkt für viele Anwendungen
- Bis zu 82 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage
- Die DecoRinge ermöglichen silbergraue und schwarze Leuchten

### Anwendungen


- Flure, Treppenhäuser, Durchgänge, Hauseingänge, Nebenräume, Aussenbeleuchtung

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)


5 Jahre  
Garantie



CoreLine WL140V kann vielseitig als Wand- oder Deckenleuchte im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.



Drei Lichtfarben (2.700–3.000–4.000 K) und jeweils zwei Lichtstrompakete sind in einer Leuchte vereint.



Mit zwei Minischaltern wird die Lichtfarbe und der Lichtstrom anwendungsbezogen vor Ort einfach eingestellt.



Einfacher elektrischer Steckanschluss. Zur Weiterverdrahtung geeignet.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 390 mm, MultiColour/MultiLumen, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	2 x 18 W 2 x 26 W	1.200 2.000	12 20	100	2.700 3.000 4.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 796 99</a>
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 x 26 W 2 x 36 W	2.000 3.400	20 34	100	2.700 3.000 4.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 802 99</a>




## CoreLine Wand- und Deckenleuchte



### Produktbeschreibung

- Runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler Abdeckung für die Innen- und Aussenbeleuchtung
- Hohe Schutzart IP65 und hohe Schlagfestigkeit IK10
- Eine Baugröße: Durchmesser 390 mm
- Sehr effizient: bis zu 113 lm/W
- Gehäuse und Abdeckung aus weissem Polycarbonat – ähnlich RAL 9003
- Mit schaltbarem oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSED ist gleichspannungsgesegnet)
- Interact Pro Ready (WIA) für automatisiertes, funkvernetztes Licht
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU) mit zusätzlicher SafetyDim-Funktionalität oder regelbar (PSR MDU) für funkvernetztes Licht für zusätzliche Energieeinsparung, Komfort und Sicherheit.
- Optional mit integriertem 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3)
- Zubehör: DecoRinge und DecoRinge mit Halb-Abdeckung der leuchtenden Fläche



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

### Vorteile

- Vielseitig und robust, vandalismusresistent
- Komfortables, gleichmässiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
- Bis zu 85 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage
- Die DecoRinge ermöglichen silbergraue und schwarze Leuchten

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser, Durchgänge, Hauseingänge, Nebenräume, Aussenbeleuchtung



CoreLine WL140V kann vielseitig als Wand- oder Deckenleuchte im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.



Optional mit integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MSU), regelbar mit Funkvernetzung (PSR MDU) oder Interact Pro Ready (WIA) für automatisiertes, funkvernetztes Licht.



Einfacher elektrischer Steckanschluss. Zur Weiterverdrahtung geeignet.



Montageanleitung mit Abmessungen, Gewichten und Infos zu den Bewegungsmeldern

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 390 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED12S/830 PSU WH	2 x 18 W	1.275	12	106	3.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 710 99</a>
WL140V LED12S/840 PSU WH		1.350	12	113	4.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 727 99</a>
WL140V LED20S/830 PSU WH	2 x 26 W	2.100	20	105	3.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 734 99</a>
WL140V LED20S/840 PSU WH		2.200	20	110	4.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 741 99</a>
WL140V LED34S/830 PSU WH	2 x 36 W	3.400	32	106	3.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 758 99</a>
WL140V LED34S/840 PSU WH		3.550	32	111	4.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 765 99</a>
<b>rund, Ø = 390 mm, DALI-regelbar, gleichspannungsgesegnet (PSED), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED12S/830 PSED WH	2 x 18 W	1.200	13,2	91	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 488 00</a>
WL140V LED12S/840 PSED WH		1.250	13,2	95	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 495 00</a>
WL140V LED20S/830 PSED WH	2 x 26 W	2.100	22	95	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 525 00</a>
WL140V LED20S/840 PSED WH		2.200	22	100	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 532 00</a>
WL140V LED34S/830 PSED WH	2 x 36 W	3.350	35,5	94	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 563 00</a>
WL140V LED34S/840 PSED WH		3.400	35,5	96	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 570 00</a>
<b>rund, Ø = 390 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder mit SafetyDim (MDU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	2 x 18 W	1.850	19	97	3.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 772 99</a>
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH		1.950	19	103	4.000	3-pol.	–	390 x 85	<a href="#">528 789 99</a>
<b>rund, Ø = 390 mm, 1-10V-regelbar (PSR), mit integriertem, funkvernetztem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	2 x 18 W	1.200	12	100	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">530 829 99</a>
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH		1.250	12	104	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">530 836 99</a>
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	2 x 26 W	2.100	23	91	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">530 843 99</a>
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH		2.200	23	96	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">530 850 99</a>
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2 x 36 W	2.950	30	98	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">530 867 99</a>
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH		3.100	30	103	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">530 874 99</a>
<b>rund, Ø = 390 mm, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, gleichspannungsgesegnet (PSED), mit Notlicht-Akku (3h) Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 x 26 W	2.100	25	84	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 686 00</a>
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH		2.200	25	88	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 693 00</a>
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	2 x 36 W	3.350	38,5	87	3.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 723 00</a>
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH		3.400	38,5	88	4.000	5-pol.	–	390 x 85	<a href="#">978 730 00</a>

# Wand- und Deckenleuchten

## Technische Daten

interact  
ready.

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 390 mm, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL140V LED20S/830 WIA WH	2 x 26 W	2.100	22	95	3.000	3-pol.	Ja	390 x 85	<a href="#">978 600 00</a>
WL140V LED20S/840 WIA WH		2.200	22	100	4.000	3-pol.	Ja	390 x 85	<a href="#">978 617 00</a>
WL140V LED34S/830 WIA WH	2 x 36 W	3.350	35,5	94	3.000	3-pol.	Ja	390 x 85	<a href="#">978 624 00</a>
WL140V LED34S/840 WIA WH		3.400	35,5	96	4.000	3-pol.	Ja	390 x 85	<a href="#">978 631 00</a>

## CoreLine Wand- und Deckenleuchte Zubehör



### DecoRinge

Alle CoreLine Wand- und Deckenleuchten WL140V werden standardmässig mit einem weissen DecoRing geliefert, der gleichzeitig das Erscheinungsbild der Leuchte in dieser Farbe prägt. Alternativ können als Zubehör und im Austausch DecoRinge aus Polycarbonat in Silbergrau (GR) oder Schwarz (BK) angewendet und so die Leuchte in eine silbergraue oder schwarze Leuchte verändert werden.



### DecoRinge mit Halb-Abdeckung

Alle CoreLine Wand- und Deckenleuchten WL140V werden standardmässig mit einem weissen DecoRing geliefert, der gleichzeitig das Erscheinungsbild der Leuchte in dieser Farbe prägt. Alternativ können als Zubehör und im Austausch DecoRinge mit Halb-Abdeckung aus Polycarbonat in Weiss (WH), Silbergrau (GR) oder Schwarz (BK) angewendet und so die Leuchte in eine weisse, silbergraue oder schwarze Leuchte verändert werden, bei der der obere Teil der Lichtfläche abgedeckt wird.



**WL140Z Deco Ring GR**  
DecoRing, Silbergrau  
(ähnlich RAL 9006)

**WL140Z Deco Ring BK**  
DecoRing, Schwarz  
(ähnlich RAL 9004)



**WL140Z Half-moon Ring WH**  
DecoRing mit Halb-  
Abdeckung, Weiss  
(ähnlich RAL 9003)

**WL140Z Half-moon Ring GR**  
DecoRing mit Halb-  
Abdeckung, Silbergrau  
(ähnlich RAL 9006)

**WL140Z Half-moon Ring BK**  
DecoRing mit Halb-  
Abdeckung, Schwarz  
(ähnlich RAL 9004)

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Zubehör (Die Zubehör-DecoRinge können nachträglich anstatt des standardmässig mitgelieferten weissen DecoRings eingesetzt werden)</b>									
WL140Z Deco Ring GR	DecoRing, silbergrau (ähnlich RAL9006)								<a href="#">535 633 99</a>
WL140Z Deco Ring BK	DecoRing, schwarz (ähnlich RAL9004)								<a href="#">535 626 99</a>
WL140Z Half-moon Ring WH	DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, weiss (ähnlich RAL9003)								<a href="#">535 640 99</a>
WL140Z Half-moon Ring GR	DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, silbergrau (ähnlich RAL9006)								<a href="#">535 664 99</a>
WL140Z Half-moon Ring BK	DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, schwarz (ähnlich RAL9004)								<a href="#">535 657 99</a>



## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP44 IK03



### Produktbeschreibung

- Flache, runde LED-Wand- und Deckenleuchte mit opaler, rundum leuchtender Abdeckung und erhöhter Schutzart IP44
- Zwei Baugrößen: Durchmesser 285 und 345 mm
- Sehr effizient: bis zu 100 lm/W
- Gehäuse aus weissem Kunststoff, Abdeckung: PMMA
- Mit schaltbarem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU) mit zusätzlicher SafetyDim-Funktionalität für zusätzliche Energieeinsparung, Komfort und Sicherheit

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität mit hoher Zuverlässigkeit
- Modernes, unaufdringliches Design
- Komfortables, gleichmäßiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
- Bis zu 82% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser und Nebenräume

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L80)

3 Jahre  
Garantie



Leuchten mit Ø = 285 mm.  
(1.100 lm)



Leuchten mit Ø = 345 mm.  
(1.700 lm)



Ausführung mit 1.700 lm auch  
mit unsichtbar integriertem  
HF-Bewegungsmelder (MDU)



Montageanleitung  
mit Abmessungen und  
Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 285 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WLO60V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11	100	3.000	3-pol.	–	285 x 88	<a href="#">960 091 99</a>
WLO60V LED11S/840 PSU II WH		1.100	11	100	4.000	3-pol.	–	285 x 88	<a href="#">960 107 99</a>
<b>rund, Ø = 345 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WLO60V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	1.700	17	100	3.000	3-pol.	–	345 x 97	<a href="#">960 114 99</a>
WLO60V LED17S/840 PSU II WH		1.700	17	100	4.000	3-pol.	–	345 x 97	<a href="#">960 121 99</a>
<b>rund, Ø = 345 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH	2 x 26 W	1.700	19	89	3.000	3-pol.	–	345 x 97	<a href="#">959 903 99</a>
WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH		1.700	19	89	4.000	3-pol.	–	345 x 97	<a href="#">959 910 99</a>





## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP65 IK08



### Produktbeschreibung

- Flache, runde, vandalismussichere LED-Wand- und Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung mit opaler, Abdeckung und hoher Schutzart IP65 und hoher Schlagfestigkeit IK08
- Eine Baugrösse: Durchmesser 285 mm
- Sehr effizient: bis zu 100 lm/W
- Gehäuse aus weissem Polycarbonat, Abdeckung: Polycarbonat
- Mit schaltbarem Betriebsgerät
- Mit Steckanschlussklemme, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Optional mit unsichtbar integriertem HF-Bewegungsmelder, schaltbar (PSU MDU) mit zusätzlicher SafetyDim-Funktionalität für zusätzliche Energieeinsparung, Komfort und Sicherheit.

### Vorteile

- Professionelle, robuste Produktqualität, vandalismusresistent, mit hoher Zuverlässigkeit
- Modernes, unaufdringliches Design
- Komfortables, gleichmässiges Licht mit Wand- und Deckenaufhellung
- Bis zu 82 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage
- Optionaler Bewegungsmelder mit zuschaltbarer SafetyDim-Funktionalität: während der Stand-By-Zeit nach der Nachlaufzeit, dimmt die Leuchte bei eingeschalteter SafetyDim-Funktion automatisch auf 10% oder 25% Nennlichtstrom – zusätzliches Licht für erhöhtes Sicherheitsempfinden

### Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser und Nebenräume, Aussenbeleuchtung

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L80)

3 Jahre  
Garantie



Leuchten-Ø = 285 mm.  
1.100 und 1.700 lm



Vandalismussichere  
Verschraubung der  
Abdeckung inklusive  
Designkappen



Einfache Wand- oder  
Deckenmontage. Zur  
Weiterverdrahtung geeignet.



Leuchten mit 1.700 lm auch  
mit unsichtbar integriertem  
HF-Bewegungsmelder mit  
SafetyDim (PSU MDU)



Montageanleitung  
mit Abmessungen und  
Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>rund, Ø = 285 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL070V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11	100	3.000	3-pol.	–	285 x 64	<a href="#">522 664 99</a>
WL070V LED11S/840 PSU II WH		1.100	11	100	4.000	3-pol.	–	285 x 64	<a href="#">522 671 99</a>
WL070V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	1.700	17	100	3.000	3-pol.	–	285 x 64	<a href="#">522 688 99</a>
WL070V LED17S/840 PSU II WH		1.700	17	100	4.000	3-pol.	–	285 x 64	<a href="#">522 695 99</a>
<b>rund, Ø = 285 mm, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder mit SafetyDim (MDU), Gehäusefarbe weiss (WH)</b>									
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	2 x 26 W	1.700	19	89	3.000	3-pol.	–	285 x 64	<a href="#">522 701 99</a>
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH		1.700	19	89	4.000	3-pol.	–	285 x 64	<a href="#">522 718 99</a>



# Lichtleisten



## CoreLine Lichtleiste

### Einfach und schnell zu installieren

- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Bis zu 139 Lumen pro Watt
- 1:1- Ersatz für 600 mm/1.200 mm/1.500 mm und 1.800 mm Lichtleisten
- Einfach zu montieren dank 2-Punkt-Befestigung
- Durchgangsverdrahtung mit lückenlosem Verbinden der Leuchten möglich
- Abhängen möglich
- 5 Jahre Garantie



## Ledinaire Lichtleiste

### Preisgünstige Lichtleiste in vielen Längen

- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Bis zu 104 Lumen pro Watt
- Einfach zu montieren
- Durchgangsverdrahtung einfach über Steckanschluss möglich
- 3 Jahre Garantie
- Als starres oder flexibles Lichtband einsetzbar

BETTER

GOOD




## CoreLine Lichtleiste



### Produktbeschreibung

- LED-Lichtleiste für Decken- und Wandanbaumontage
- Leuchtgehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- Hocheffizient: bis zu 139 lm/W
- Mit schaltbaren (PSU) und DALI-regelbaren (PSD) Betriebsgeräten, PSD ist gleichspannungsgerecht, und mit integriertem Notlichtakku (ELB3)
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Mit optionalem Abhängeset für Pendelmontage



### Vorteile

- Sehr einfache und schnelle Montage dank 2-Punkt-Befestigung mit Einspeisung zentral von oben und stirnseitig möglich
- Einsetzbar als Einzelleuchte oder durch Aneinanderreihen als Lichtband
- Leuchten können mit Schnellverbindern lückenlos aneinandergereiht werden

### Anwendungen

- Nebenräume, Flure, Kantinen, Voutenbeleuchtung

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Montageanleitung (PSU) mit Abmessungen und Gewichten



Die neue 2-Punktbefestigung sorgt für eine noch schnellere Montage.



Lückenlose Verbindung mit Schnellverbinder ermöglicht ein durchgehendes Lichtband.



Seilabhängung (1 m) als Zubehör erhältlich: BN126Z SC (EOC: 365 749 99)



Montageanleitung (PSD und ELB3) mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung (PSU ELB3) mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	IP20	IK04	Min. 20°C	Max. 40°C	CE	25	Bestell-Nr. EOC
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 600 mm</b>														
BN126C LED20S/830 PSU L600	NEU													
BN126C LED22S/840 PSU L600	NEU	2 x 18 W	2.200	17	118	3.000	-	nein		600 x 65 x 65				948 754 99
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 1.135 mm</b>														
BN126C LED23S/830 PSU L1200	NEU													
BN126C LED25S/840 PSU L1200	NEU	1 x 36 W	2.300	18	128	3.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				948 778 99
BN126C LED38S/830 PSU L1200	NEU		2.500	18	139	4.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				948 761 99
BN126C LED41S/840 PSU L1200	NEU	1/2 x 36 W	3.800	31	123	3.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				948 792 99
BN126C LED41S/840 PSU L1200	NEU		4.100	31	132	4.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				948 785 99
BN126C LED60S/830 PSU L1200	NEU	2 x 36 W	6.000	49	122	3.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				948 815 99
BN126C LED64S/840 PSU L1200	NEU		6.400	49	131	4.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				948 808 99
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 1.450 mm</b>														
BN126C LED32S/830 PSU L1500	NEU													
BN126C LED35S/840 PSU L1500	NEU	1 x 58 W	3.200	25,5	125	3.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				948 839 99
BN126C LED48S/830 PSU L1500	NEU		3.500	25,5	137	4.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				948 822 99
BN126C LED48S/830 PSU L1500	NEU	1/2 x 58 W	4.800	40	120	3.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				948 853 99
BN126C LED52S/840 PSU L1500	NEU		5.200	40	130	4.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				948 846 99
BN126C LED74S/830 PSU L1500	NEU	2 x 58 W	7.400	59	125	3.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				948 877 99
BN126C LED80S/840 PSU L1500	NEU		8.000	59	136	4.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				948 860 99
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Länge: 1.750 mm</b>														
BN126C LED60S/830 PSU L1800	NEU													
BN126C LED64S/840 PSU L1800	NEU	-	6.000	49	122	3.000	-	nein		1.750 x 65 x 65				948 891 99
BN126C LED94S/830 PSU L1800	NEU		6.400	49	131	4.000	-	nein		1.750 x 65 x 65				948 884 99
BN126C LED94S/830 PSU L1800	NEU		9.400	75	125	3.000	-	nein		1.750 x 65 x 65				948 914 99
BN126C LED100S/840 PSU L1800	NEU		10.000	75	133	4.000	-	nein		1.750 x 65 x 65				948 907 99
<b>Lichtleiste, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), Länge: 1.135 mm und 1.450 mm</b>														
BN126C LED41S/840 PSD L1200	NEU	1/2 x 36 W	4.100	34	121	4.000	-	ja		1.135 x 65 x 65				100 640 00
BN126C LED64S/840 PSD L1200	NEU	2 x 36 W	6.400	54	119	4.000	-	ja		1.135 x 65 x 65				100 664 00
BN126C LED52S/840 PSD L1500	NEU	1/2 x 58 W	5.200	43	121	4.000	-	ja		1.450 x 65 x 65				100 657 00
BN126C LED80S/840 PSD L1500	NEU	2 x 58 W	8.000	63	127	4.000	-	ja		1.450 x 65 x 65				100 671 00
<b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), Notlichtakku für 3 Stunden (ELB3), Länge: 1.135 mm und 1.450 mm</b>														
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	NEU	1/2 x 36 W	4.100	39	105	4.000	-	nein		1.135 x 65 x 65				100 213 00
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	NEU	1/2 x 58 W	5.200	45	116	4.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				100 244 00
BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	NEU	2 x 58 W	8.000	64	125	4.000	-	nein		1.450 x 65 x 65				100 459 00
<b>Zubehör</b>														
BN126Z SC		Seil-Abhängeset, werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar, max. Pendellänge: 1 m											365 749 99	

Hinweis: Interact Pro Ready für funkvernetztes, automatisiertes Licht (WIA) - ausgewählte Versionen siehe Seite 14.

Bitte die Hinweise auf Seite 8 beachten



## Ledinaire Lichtleiste



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie

### Produktbeschreibung

- Schmale LED-Lichtleiste in fünf Längen: ca. 300, 600, 900, 1.200 und 1.500 mm
- Einzelleuchte, auch als Lichtband zu verwenden
- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Sehr effizient: bis zu 104 lm/W

### Vorteile

- Durch die fünf Längen vielseitig einsetzbar
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat für gleichmäßiges Licht, mit Wand- und Deckenaufhellung
- Keine sichtbaren LEDs
- Auch als Lichtband zu verwenden, mit starrer oder flexibler Verbindung
- Einfache Montage

### Anwendungen

- Nebenräume, Flure, Kantinen, Voutenbeleuchtung



Die Ledinaire Lichtleiste hat eine integrierte Durchgangsverdrahtung und kann als Einzel- oder Lichtbandleuchte verwendet werden. eingesetzt werden.



Die Ledinaire Lichtleiste hat einen integrierten Stecker und Buchse für eine starre Lichtbandverbindung.



Die Ledinaire Lichtleiste kann mit dem mitgelieferten Verbindungskabel flexibel weiterverbunden werden.



Lieferumfang: mit Montagebügel, flexiblem Verbindungskabel (26,5 cm) und Anschlusskabel mit Buchse  
Optional als Zubehör: flexibler Verbinder mit Länge 60 cm



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T8/T5 <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>5</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Schaltbar</b>									
BN021C LED5S/840 L300	1 x 8 W	500	5	100	4.000	ja	–	326 x 28 x 36	<a href="#">527 843 99</a>
BN021C LED5S/830 L300		480	5	96	3.000	ja	–	326 x 28 x 36	<a href="#">527 850 99</a>
BN021C LED10S/840 L600	1 x 18 W	1.000	10	100	4.000	ja	–	586 x 28 x 36	<a href="#">527 867 99</a>
BN021C LED10S/830 L600		940	10	94	3.000	ja	–	586 x 28 x 36	<a href="#">527 874 99</a>
BN021C LED15S/840 L900	1 x 30 W	1.500	15	100	4.000	ja	–	886 x 28 x 36	<a href="#">527 881 99</a>
BN021C LED14S/830 L900		1.450	15	97	3.000	ja	–	886 x 28 x 36	<a href="#">527 898 99</a>
BN021C LED20S/840 L1200	1 x 36 W	2.000	20	100	4.000	ja	–	1.186 x 28 x 36	<a href="#">527 904 99</a>
BN021C LED19S/830 L1200		1.900	20	95	3.000	ja	–	1.186 x 28 x 36	<a href="#">527 911 99</a>
BN021C LED25S/840 L1500	1 x 35 W TL-5	2.500	24	104	4.000	ja	–	1.486 x 28 x 36	<a href="#">527 928 99</a>
BN021C LED24S/830 L1500		2.400	24	100	3.000	ja	–	1.486 x 28 x 36	<a href="#">527 935 99</a>

# Downlights



## GreenSpace PerfectFit Downlight

Passend für jeden Deckenausschnitt von 150 - 280 mm durch 3D-Drucktechnik

- Bis zu 131 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU-E), DALI-regelbar (PSD-E) oder für Interact Pro funkvernetzt (WIA-E)
- Bildschirmarbeitsplatztaugliche Version
- Gleichspannungsgesiegt
- 5 Jahre Garantie

BEST



## CoreLine Downlight

Einfach und schnell zu installieren

- Bis zu 115 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Schaltbar oder DALI-regelbar
- Integriertes Betriebsgerät
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellsteckverbindung
- 5 Jahre Garantie

BETTER



## Ledinaire Downlight

Der preisgünstige Wechsel auf LED

- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Schaltbar
- Verbessertes optisches Design
- 3 Jahre Garantie

GOOD



## GreenSpace PerfectFit Downlight



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)


5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.

Verfügbar mit weissem, grauem und schwarzem Ring

### Produktbeschreibung

- Passend für jeden Deckenausschnitt von 150 – 280 mm. Grössen in 5 mm Schritten.
- Externes Betriebsgerät, schaltbar, DALI-regelbar oder für Interact Pro funkvernetzt
- Mit Hochglanz-Reflektor (bis 245 mm Deckenausschnitt) oder weissem gedruckten Reflektor (ab 250 mm Deckenausschnitt)
- Versionen für Bildschirmarbeitsplätze mit UGR<sub>R</sub>19 verfügbar
- In warmweisser (3.000 K) und neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe



### Vorteile

- Schnellere Installation – 100% passgenau – keine Adapterringe nötig
- Ansprechendes Design und keine Adapterringe mit Farbunterschieden an der Decke
- Bis zu 65 % Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchten
- Auch als Bildschirmarbeitsplatztaugliche Version verfügbar
- Geeignet zur Durchgangsverdrahtung
- Gleichspannungsgesiegt
- DN460/470 ENEC zertifiziert

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche, Einzelhandel
- Sanitärbereiche
- Büros



Montageanleitung mit  
Abmessungen und  
Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>5</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Schaltbar, 3.000 K</b>									
DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	2 x 18 W	1.100	9,8	112	3.000	–	150	166 x 77	<a href="#">793 197 00</a>
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	2 x 26 W	2.100	16,8	125	3.000	–	200	216 x 94	<a href="#">793 272 00</a>
<b>Schaltbar, 4.000 K</b>									
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	2 x 18 W	1.125	9,8	115	4.000	–	150-154	166 x 77	<a href="#">793 203 00</a>
TC TT155 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	155-159	175 x 77	563 971 00
TC TT160 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	160-164	180 x 77	563 988 00
TC TT165 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	165-169	185 x 77	563 995 00
TC TT170 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	170-174	190 x 77	564 008 00
TC TT175 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	175-179	195 x 77	959 982 00
TC TT180 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	180-184	200 x 77	564 015 00
TC TT185 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	185-189	205 x 77	564 022 00
TC TT190 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	190-194	210 x 77	564 039 00
TC TT195 11S/840 PSU-E WH		1.125	9,8	115	4.000	–	195-199	215 x 77	564 046 00
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	2 x 26 W	2.200	16,8	131	4.000	–	200-204	216 x 94	<a href="#">793 289 00</a>
TC TT205 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	205-209	225 x 94	564 053 00
TC TT210 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	210-214	230 x 94	564 060 00
TC TT215 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	215-219	235 x 94	564 077 00
TC TT220 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	220-224	240 x 94	564 084 00
TC TT225 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	225-229	245 x 94	564 091 00
TC TT230 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	230-234	250 x 94	564 107 00
TC TT235 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	235-239	255 x 94	564 114 00
TC TT240 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	240-244	260 x 94	564 121 00
TC TT245 20S/840 PSU-E WH		2.200	16,8	131	4.000	–	245-249	265 x 94	564 138 00
TC TT250 30S/840 PSU-E WR WH	3 x 26 W / 2 x 32 W	2.950	23,5	118	4.000	–	250-254	270 x 94	<a href="#">591 271 00</a>
TC TT255 30S/840 PSU-E WR WH		2.950	23,5	118	4.000	–	255-259	275 x 94	<a href="#">595 484 00</a>
TC TT260 30S/840 PSU-E WR WH		2.950	23,5	118	4.000	–	260-264	280 x 94	<a href="#">597 068 00</a>
TC TT265 30S/840 PSU-E WR WH		2.950	23,5	118	4.000	–	265-269	285 x 94	<a href="#">596 924 00</a>
TC TT270 30S/840 PSU-E WR WH		2.950	23,5	118	4.000	–	270-274	290 x 94	<a href="#">591 707 00</a>
TC TT275 30S/840 PSU-E WR WH		2.950	23,5	118	4.000	–	275-279	295 x 94	<a href="#">596 931 00</a>
TC TT280 30S/840 PSU-E WR WH		2.950	23,5	118	4.000	–	280-284	300 x 94	<a href="#">583 221 00</a>



## GreenSpace PerfectFit Downlight



Ab Deckenausschnitt  
250 mm mit weissem  
Reflektor



Entblendungsring für  
bildschirmarbeitspla-  
tztaugliche Version mit  
UGR<sub>R</sub>19



Bildschirmarbeitsplatz-  
taugliche Version (UGR<sub>R</sub>19 /  
mit Entblendungsring)



Optional mit klarer  
Abdeckung (PCC) für  
IP54 Schutzart



Optional mit opaler  
Abdeckung (PCO) für  
IP54 Schutzart

### Technische Daten


Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>5</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Schaltbar, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>									
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	2 x 18 W	1.050	9,8	107	3.000	–	150	166 x 77	<a href="#">793 234 00</a>
DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P		1.100	9,8	112	4.000	–	150	166 x 77	<a href="#">793 241 00</a>
DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	2 x 26 W	2.025	16,8	121	3.000	–	200	216 x 94	<a href="#">793 319 00</a>
DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P		2.100	16,8	125	4.000	–	200	216 x 94	<a href="#">793 326 00</a>
<b>Dimmbar</b>									
DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	2 x 18 W	1.100	9	122	3.000	DALI	150	166 x 77	<a href="#">013 032 00</a>
DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P		1.125	9	125	4.000	DALI	150	166 x 77	<a href="#">013 049 00</a>
DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	2 x 26 W	2.100	16,8	125	3.000	DALI	200	216 x 94	<a href="#">012 905 00</a>
DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P		2.200	16,8	131	4.000	DALI	200	216 x 94	<a href="#">013 070 00</a>
<b>Dimmbar, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>									
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	2 x 18 W	1.050	9	117	3.000	DALI	150	166 x 77	<a href="#">013 056 00</a>
DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P		1.100	9	122	4.000	DALI	150	166 x 77	<a href="#">013 063 00</a>
DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	2 x 26 W	2.025	16,8	121	3.000	DALI	200	216 x 94	<a href="#">013 094 00</a>
DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P		2.100	16,8	125	4.000	DALI	200	216 x 94	<a href="#">013 100 00</a>

#### Optional auf Anfrage:

- Leuchtenlichtstrom: bis zu 4.000 lm
- Mit Interact-ready Betriebsgerät
- Mit Notlichtbatterie
- Mit Wieland-Steckverbindung
- Reflektor in weiss
- Ringfarbe in grau oder schwarz
- Schutzart IP54 durch Abdeckung aus PC
- Mit Kabel in Klasse B2Ca
- Anbaudownlight zur Deckenmontage oder Montage an der 3-Phasen Stromschiene

Die aufgelisteten Leuchten, sind nur ein Auswahl. Entdecken Sie alle Grössen, Farben und Optionen des GreenSpace PerfectFit Downlights unter:

<https://www.tailored.lighting.philips.com/de/TT-Series/default.aspx>






## CoreLine Downlight



### Produktbeschreibung

- Integriertes schaltbares oder externes DALI-regelbares Betriebsgerät. Auch mit Interact Pro Betriebsgeräten für Funkvernetzung (Steuerung über App).
- Passt in vorhandene Installationen mit den Standard-Deckenausschnitten 150 mm und 200 mm
- Mit weissem Reflektor
- Satinierte Lichtaustrittsöffnung für komfortables, gleichmässiges Licht
- In warmweisser (3.000 K) und neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe



### Vorteile

- Bis zu 63% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung und Weiterverdrahtungsmöglichkeit
- Optional mit IP54 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche
- Einzelhandel
- Sanitärbereiche

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Downlight DN140B,  
Ausführung: Mini



Downlight DN140B,  
Compact Ausführung: IP54  
mit klarem Schutzglas



Einfache Montage mit  
zwei Federklammern



Einfacher elektrischer Anschluss  
über eine integrierte, von aussen  
zugängliche Steckanschlussklemme,  
zur Weiterverdrahtung geeignet (PI6)



Montageanleitung mit  
Abmessungen und  
Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Schaltbar</b>										
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	2 x 18 W	1.100	9,5	116	3.000	ja	–	150	162 x 97	<a href="#">325 804 00</a>
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6		1.100	9,5	116	4.000	ja	–	150	162 x 97	<a href="#">325 811 00</a>
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6		1.100	9,5	116	3.000	ja	–	150	162 x 100	<a href="#">325 965 00</a>
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6		1.100	9,5	116	4.000	ja	–	150	162 x 100	<a href="#">325 972 00</a>
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2 x 26 W	2.200	19	116	3.000	ja	–	200	216 x 105	<a href="#">325 842 00</a>
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6		2.200	19	116	4.000	ja	–	200	216 x 105	<a href="#">325 859 00</a>
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6		2.200	19	116	3.000	ja	–	200	216 x 108	<a href="#">326 009 00</a>
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6		2.200	19	116	4.000	ja	–	200	216 x 108	<a href="#">326 016 00</a>
<b>DALI-regelbar</b>										
DN140B LED10S/830 PSD-E WR	2 x 18 W	1.100	11,5	96	3.000	ja	DALI	150	162 x 97	<a href="#">325 828 00</a>
DN140B LED10S/840 PSD-E WR		1.100	11,5	96	4.000	ja	DALI	150	162 x 97	<a href="#">325 835 00</a>
DN140B LED20S/830 PSD-E WR	2 x 26 W	2.200	20,5	107	3.000	ja	DALI	200	216 x 105	<a href="#">325 866 00</a>
DN140B LED20S/840 PSD-E WR		2.200	20,5	107	4.000	ja	DALI	200	216 x 105	<a href="#">325 873 00</a>
<b>Interact Ready</b>										
DN140B LED20S/830 WIA-E WR	2 x 26 W	2.200	20,5	107	3.000	ja	Funk	200	216 x 108	<a href="#">976 255 00</a>
DN140B LED20S/840 WIA-E WR		2.200	20,5	107	4.000	ja	Funk	200	216 x 108	<a href="#">976 279 00</a>

### Optional auf Anfrage:

- Mit IP54 Schutz und DALI-regelbar in Kombination



## Ledinaire Downlight



### Produktbeschreibung

- Passt in vorhandene Installationen mit den Standard-Deckenausschnitten 150 mm und 200 mm
- Facettenreflektor in modernem Design
- 1.200 und 2.400 lm bei bis zu 100 lm/W
- Raumseitiger IP54 Schutz

### Vorteile

- Zurückversetzte Lichtquelle für hohen Sehkomfort
- Kompaktes Design mit externem flickerfreiem Betriebsgeräte
- Anschlussbox für einfache Installation
- Preisgünstigster Wechsel auf LED
- Hohe Energieeinsparung von über 50 % gegenüber konventionellen Leuchten

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie



Einfache Montage mit zwei Federklemmen



Externes flickerfreies Betriebsgerät für einfache Installation



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	□ IP54 raumseitig	□ IP20 deckenseitig	□ IK02	□  CE
						Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Schaltbar</b>									
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	2 x 18 W	1.200	12	100	3.000	–	150	170 x 82	<a href="#">353 985 00</a>
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU		1.200	12	100	4.000	–	150	170 x 82	<a href="#">354 005 00</a>
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2 x 26 W	2.400	24	100	3.000	–	200	225 x 100	<a href="#">354 029 00</a>
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU		2.400	24	100	4.000	–	200	225 x 100	<a href="#">354 043 00</a>

# Slim Downlights



## CoreLine Slim Downlight

### Superflacher LED-Ersatz für konventionelle Downlights

- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Mit Schutzart IP44
- Superflach mit 28 mm deckenseitiger Höhe
- Schaltbar, DALI-regelbar oder Interact Ready
- Einfache Reinigung durch glatte und geschlossene Oberfläche
- 5 Jahre Garantie



## Ledinaire Slim Downlight MultiColour

### Preisgünstiger und flacher LED-Ersatz

### für konventionelle Downlights (runde Einbauversionen)

- Mit Lichtfarbenschalter an der Leuchte für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Bis zu 100 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Integriertes Betriebsgerät
- 3 Jahre Garantie






## CoreLine Slim Downlight



### Produktbeschreibung

- Drei Baugrößen mit drei Lichtstrompaketen:
  - Micro mit 650 lm (2 x 10 W-Ersatz),
  - Mini mit 1.100 lm (2 x 18 W-Ersatz) und
  - Compact mit 2.100 lm (2 x 26 W-Ersatz)
- Inklusive Betriebsgerät:
  - Einbauversion: externes, schaltbares, elektronisches Betriebsgerät
  - Anbauversion: integriertes schaltbares, elektronisches Betriebsgerät
- In warmweisser (3.000 K) und neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe



### Vorteile

- Bis zu 69% Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchten
- Durch die ultraflache Bauform (31 mm) besonders für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Mit zusätzlicher Anschlussbox auch für Durchverdrahtung geeignet
- Passt in Deckenausschnitte von 70, 155 oder 205 mm
- Einfache Reinigung durch glatte, geschlossene Oberfläche
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche
- Einzelhandel
- Sanitärbereiche

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)

5 Jahre  
Garantie

interact  
ready.



Montageanleitung (PSU) mit Abmessungen und Gewichten



Einfache Montage dank stabiler Federklammer. Geringe Einbauhöhe von nur 28 mm



Einbauvariante 1.100 und 2.100 lm: mit Steckanschlussklemme für einfache Montage



Anbauleuchte für Deckenmontage geeignet. Mit opaler PMMA Oberfläche.



Einfache Anbaumontage mittels Montagebügel. Mit Schraubanschlussklemme.



Montageanleitung (PSD & IA1) mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	DV <sup>7</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	IP44 raumseitig		IP20 deckenseitig		IK02	CE
											IP44	IP20	IP44	IP20		
<b>Einbauvariante, schaltbar</b>																
DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogen	650	6,5	100	3.000	-	-	68-73	85 x 31	<a href="#">339 450 99</a>						
DN145B LED6S/840 PSU II WH		650	6,5	100	4.000	-	-	68-73	85 x 31	<a href="#">339 467 99</a>						
DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11	100	3.000	ja	-	152-157	166 x 28	<a href="#">339 474 99</a>						
DN145B LED10S/840 PSU II WH		1.100	11	100	4.000	ja	-	152-157	166 x 28	<a href="#">339 481 99</a>						
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	2.100	21	100	3.000	ja	-	203-208	217 x 28	<a href="#">339 498 99</a>						
DN145B LED20S/840 PSU II WH		2.100	21	100	4.000	ja	-	203-208	217 x 28	<a href="#">339 504 99</a>						
<b>Einbauvariante, DALI-regelbar</b>																
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	2 x 18 W	1.100	13	85	3.000	ja	ja	152-157	166 x 31	<a href="#">961 008 99</a>						
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH		1.100	13	85	4.000	ja	ja	152-157	166 x 31	<a href="#">961 015 99</a>						
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2 x 26 W	2.100	22,5	93	3.000	ja	ja	203-208	217 x 31	<a href="#">961 022 99</a>						
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH		2.100	22,5	93	4.000	ja	ja	203-208	217 x 31	<a href="#">961 039 99</a>						
<b>Anbauvariante, schaltbar</b>																
DN145C LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11	100	3.000	-	-	Anbau	171 x 50	<a href="#">339 511 99</a>						
DN145C LED10S/840 PSU II WH		1.100	11	100	4.000	-	-	Anbau	171 x 50	<a href="#">339 528 99</a>						
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	2.100	21	100	3.000	-	-	Anbau	222 x 50	<a href="#">339 535 99</a>						
DN145C LED20S/840 PSU II WH		2.100	21	100	4.000	-	-	Anbau	222 x 50	<a href="#">339 542 99</a>						
<b>Interact Ready</b>																
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	2 x 18 W	1.100	11	100	3.000	-	Funk	152-157	166 x 31	<a href="#">976 385 99</a>						
DN145B LED10S/840 WIA-E WH		1.100	11	100	4.000	-	Funk	152-157	166 x 31	<a href="#">976 408 99</a>						
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 x 26 W	2.100	21	100	3.000	-	Funk	203-208	217 x 31	<a href="#">976 422 99</a>						
DN145B LED20S/840 WIA-E WH		2.100	21	100	4.000	-	Funk	203-208	217 x 31	<a href="#">976 446 99</a>						



## Ledinaire Slim Downlight MultiColour



### Produktbeschreibung

- Zwei runde Baugrößen als Ein- und Anbauversion
- Einbauversion mit 150 und 200 mm Deckenausschnitt
- Auch als quadratische Einbauversion
- Integriertes Betriebsgerät

### Vorteile

- Runde Einbauversion mit Lichtfarbenschalter (3.000/4.000/6.500 K) für Wahl der Lichtfarbe in der Anwendung und weniger Lagerplätze
- Preisgünstiger 1:1 LED-Ersatz für konventionelle Downlights
- Durch die flache Bauform (45 mm) auch für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Anschlussbox für einfache Installation

### Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche

3.000 K	4.000K	6.500 K
---------	--------	---------

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie



Die gleichmässig leuchtende Fläche sorgt für ein angenehmes Erscheinungsbild



In zwei Größen erhältlich und daher für die gängigen Standardanwendungen einsetzbar.



Auch mit quadratischem Deckenausschnitt



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Einbauvariante, rund, schaltbar, MultiColour</b>									
DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD	2 x 18 W	1.000	11	90	3.000/4.000/6.500	–	150-155	175 x 175 x 45	<a href="#">329 102 00</a>
DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD	2 x 26 W	2.000	20	100	3.000/4.000/6.500	–	200-205	225 x 225 x 45	<a href="#">329 126 00</a>
<b>Anbauvariante, rund, schaltbar</b>									
DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD	2 x 18 W	1.000	11	90	3.000	–	n/a	175 x 175 x 40	<a href="#">329 027 00</a>
DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD		1.000	11	90	4.000	–	n/a	175 x 175 x 40	<a href="#">329 041 00</a>
DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	2 x 26 W	2.000	20	100	3.000	–	n/a	225 x 225 x 40	<a href="#">329 065 00</a>
DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD		2.000	20	100	4.000	–	n/a	225 x 225 x 40	<a href="#">329 089 00</a>
<b>Einbauvariante, quadratisch, schaltbar</b>									
DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ	2 x 18 W	1.000	11	90	3.000	–	150-155	175 x 175 x 39	<a href="#">328 983 00</a>
DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ		1.000	11	90	4.000	–	150-155	175 x 175 x 39	<a href="#">329 003 00</a>



# Einbaustrahler



## GreenSpace Accent Einbaustrahler Perfekter LED-Ersatz für konventionelle CDM- Leuchten

- Bis zu 125 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Herausschwenkbarer oder kardanisch schwenkbarer LED-Einbaustrahler für einen Deckenausschnitt von 175 mm
- Hohe Lichtqualität und Effizienz durch Verwendung von PerfectAccent Reflektoren
- 5 Jahre Garantie

BEST



## CoreLine Einbaustrahler Brilliante und flexible LED-Lösung

- Flexibles Konzept aus LED-Modul und Rahmen für viele Kombinationsmöglichkeiten von Lichtstrom, Lichtfarbe und Rahmentyp. Auch eine spätere Design-Änderung ist möglich.
- Zwei Größen für Deckenausschnitte von 68 mm und 78 mm
- Bis zu 115 Lumen pro Watt
- Dimmbar mit den gängigen Phasen- und Abschnittsdimmern, mit DALI oder funkvernetzt für Interact Pro

BETTER



## Ledinaire Einbaustrahler Kostengünstiger LED-Einbaustrahler

- Bis zu 92 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 35.000 Stunden
- Mit integriertem Betriebsgerät und Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung
- Dimmbar und kompatibel mit den meisten Phasenanschnittsdimmern
- 3 Jahre Garantie

GOOD



## GreenSpace Accent Einbaustrahler



### Produktbeschreibung

- Klares und robustes Design mit kompakten Abmessungen und aus hochwertigem Aluminium
- In kardanisch schwenkbar und herauschwenkbar
- **Kardanische Version:** 30° schwenkbar in alle Richtungen mit zwei Ringen
- **Heraus-schwenkbare Version:** Bis zu 60° herauschwenkbar
- Erhältlich mit unterschiedlichen Lichtstropaketen und Ausstrahlwinkeln

### Vorteile

- Kurze Amortisationszeit im Vergleich zu CDM-Systemen dank hoher Systemeffizienz und zusätzlicher Einsparung von Wartungskosten durch bis zu 4 x längere Lebensdauer als Entladungslampen
- Hervorragende Lichtqualität und Effizienz dank Philips PerfectAccent Reflektoren und Schutzscheibe
- Sehr geringe Abmessungen, daher geeignet für Zwischendecken mit nur 10 cm Höhe
- ENEC zertifiziert

### Anwendungen

- Akzentbeleuchtung in Büros oder Empfangsbereichen, im Lebensmitteleinzelhandel oder Modegeschäften



Montageanleitung (herauschwenkbar) mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung (kardanisch schwenkbar) mit Abmessungen und Gewichten

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



RS342B:  
Heraus-schwenkbar bis 60° – dadurch Akzentuierung von höher positionierten Objekten möglich



Mit hochwertiger Schutz-scheibe – schützt LED und Reflektor vor Staub und Fingerabdrücken für stabile Qualität und Effizienz



RS343B – durch 2 Ringe sehr flexibel in alle Richtungen kardanisch schwenkbar

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für CDM <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Heraus-schwenkbar, weiss</b>										
RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	20 W	1.700	14,4	118	3.000	36°	–	175	190 x 135	<a href="#">977 78 800</a>
RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH		1.800	14,4	125	4.000	36°	–	175	190 x 135	<a href="#">977 80 100</a>
RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	35 W	2.700	23,5	115	3.000	36°	–	175	190 x 135	<a href="#">977 87 000</a>
RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH		3.750	31,5	119	2.700	36°	–	175	190 x 135	<a href="#">977 94 800</a>
RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	70 W	3.800	31,5	120	4.000	36°	–	175	190 x 135	<a href="#">977 96 200</a>
<b>Kardanisch schwenkbar, weiss</b>										
RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	20 W	1.700	14,4	118	3.000	36°	–	175	193 x 249	<a href="#">977 99 300</a>
RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH		1.800	14,4	125	4.000	36°	–	175	193 x 249	<a href="#">978 00 600</a>
RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	35 W	2.700	23,5	115	3.000	36°	–	175	193 x 249	<a href="#">978 05 100</a>
RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH		3.800	31,5	120	3.000	36°	–	175	193 x 249	<a href="#">978 14 300</a>
RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	70 W	3.800	31,5	120	4.000	36°	–	175	193 x 249	<a href="#">978 15 000</a>

#### Optional auf Anfrage:

- Leuchtenlichtstrom bis 4.900 lm

- Mit DALI-Betriebsgerät
- Wieland-Steckverbindung

- Spezielle Lichtfarben für den Lebensmittel- oder Modebereich
- Gehäusefarben auch in silber (RAL 9006) oder schwarz (RAL 9004)



## CoreLine Einbaustrahler



### Produktbeschreibung

- Zwei Deckenausschnittgrößen für Neubau oder Sanierung: 78 & 68 mm
- Baukastenlösung: Leuchtenmodul (RS150/155Z MODULE) und Einbaurahmen (RS150/155Z CFRM) können individuell kombiniert werden
- Sets (RS151/156B), fertige Kombination von Leuchtenmodul und Einbaurahmen
- dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer oder funkvernetzt für Interact Pro (steuerbar per App)
- Rahmenfarben Weiss, matt (ähnlich RAL 9010), gebürstetes Aluminium, hochglänzend lackiert (ähnlich RAL 7048) oder Schwarz. Rahmen 20° schwenkbar.
- Mit LEDs in warmweisser (2.700 K oder 3.000 K) und neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 85)
- Die Rahmen können auch zu einem späteren Zeitpunkt getauscht werden, so dass ein neues Deckendesign möglich ist.

### Vorteile

- Sehr flexibel im Design durch einfachen Austausch der Rahmen
- Mit hohem raumseitigen IP Schutz: IP44 in der schwenkbaren Version, IP65 in der starren Version. Als Modul/Rahmen einzeln bestellbar oder als Set – dadurch vielseitig einsetzbar
- Einfache Montage durch und Steckanschlussklemmen
- Zur Weiterverdrahtung geeignet

### Anwendungen

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in: Hotels, Restaurants und Cafés, kleinen Modegeschäften, oder repräsentativen Bereichen in Bürogebäuden, Arztpraxen oder Krankenhäusern und Sanitärbereichen

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)

5 Jahre  
Garantie



Leuchtenmodul  
(RS150/155Z MODULE)  
600 / 900 lm



Rahmen rund schwenkbar  
für IP 44 raumseitig (RS150  
/155Z CFRM RND ADJUST)  
in Weiss, Alu und Schwarz



Rahmen rund starr für IP65  
raumseitig (RS150/155Z  
CFRM RND FIX) in Weiss,  
Alu und Schwarz



Montageanleitung mit  
Abmessungen und Gewichten  
für RS150/151B PSR



Montageanleitung mit  
Abmessungen und Gewichten  
für RS155/156B PSR

## Technische Daten Deckenausschnitt 78 mm

Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>5</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	Ø mm	IP44	IK02	CE	Bestell-Nr. EOC
<b>Sets aus Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen</b>												
<b>rund, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnitt</b>												
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	<b>NEU</b>	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	78	95 x 60		<a href="#">548 114 99</a>
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	<b>NEU</b>	50 W	800	7,2	110	4.000	36°	ja	78	95 x 60		<a href="#">548 138 99</a>
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	<b>NEU</b>	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	78	95 x 60		<a href="#">548 121 99</a>
<b>rund, schwenkbar, Interact Pro ready, funkvernetzt, dimmbar</b>												
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	<b>NEU</b>	> 50 W	1.300	12	108	3.000	36°	ja	78	95 x 60		<a href="#">548 220 99</a>
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	<b>NEU</b>	> 50 W	1.380	12	115	4.000	36°	ja	78	95 x 60		<a href="#">548 237 99</a>
<b>Baukasten aus Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen</b>												
<b>Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)</b>												
RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR	<b>NEU</b>	50 W	720	7,2	100	2.700	36°	ja	78			<a href="#">548 329 99</a>
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR	<b>NEU</b>	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	78			<a href="#">548 336 99</a>
RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR	<b>NEU</b>	50 W	800	7,2	110	4.000	36°	ja	78			<a href="#">548 343 99</a>
RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR	<b>NEU</b>	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	78			<a href="#">548 350 99</a>
RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR	<b>NEU</b>	> 50 W	1.080	10,2	105	4.000	36°	ja	78			<a href="#">548 367 99</a>
<b>Einbaurahmen rund (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)</b>												
RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH	<b>NEU</b>	rund, starr, weiss							78	95		<a href="#">938 441 99</a>
RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU	<b>NEU</b>	rund, starr, alu							78	95		<a href="#">938 465 99</a>
RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK	<b>NEU</b>	rund, starr, schwarz							78	95		<a href="#">938 458 99</a>
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	<b>NEU</b>	rund, schwenkbar, weiss							78	95		<a href="#">938 472 99</a>
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	<b>NEU</b>	rund, schwenkbar, alu							78	95		<a href="#">938 489 99</a>
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	<b>NEU</b>	rund, schwenkbar, schwarz							78	95		<a href="#">938 496 99</a>

### Optional auf Anfrage:

- DALI-dimmbar
- Lichtstrom 1.200 für PSR Ausführung

- Eckige Einbaurahmen für 78 mm Deckenausschnitt in Weiss und Alu.
- Einbaurahmen für Betoneinbaudosen, z.B. HaloX




## CoreLine Einbaustrahler

Technische Daten		Deckenausschnitt 68 mm									
Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>5</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>		Ø x H mm	Bestell-Nr. EOC	
<b>Sets aus Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen</b>											
<b>rund, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnitt</b>											
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	<b>NEU</b>	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68	85 x 62	<a href="#">940 796 99</a>
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	<b>NEU</b>	50 W	800	7,2	110	4.000	36°	ja	68	85 x 62	<a href="#">940 819 99</a>
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	<b>NEU</b>	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68	85 x 62	<a href="#">940 802 99</a>
<b>rund, schwenkbar, Interact Pro ready, funkvernetzt, dimmbar</b>											
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	<b>NEU</b>	> 50 W	1.300	12	108	3.000	36°	ja	68	85 x 62	<a href="#">940 932 99</a>
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	<b>NEU</b>	> 50 W	1.380	12	115	4.000	36°	ja	68	85 x 62	<a href="#">940 949 99</a>
<b>Baukasten aus Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen</b>											
<b>Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)</b>											
RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR	<b>NEU</b>	50 W	720	7,2	100	2.700	36°	ja	68		<a href="#">941 069 99</a>
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR	<b>NEU</b>	50 W	750	7,2	104	3.000	36°	ja	68		<a href="#">941 076 99</a>
RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR	<b>NEU</b>	50 W	800	7,2	110	4.000	36°	ja	68		<a href="#">941 083 99</a>
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR	<b>NEU</b>	> 50 W	1.000	10,2	98	3.000	36°	ja	68		<a href="#">941 090 99</a>
RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR	<b>NEU</b>	> 50 W	1.080	10,2	105	4.000	36°	ja	68		<a href="#">941 106 99</a>
<b>Einbaurahmen rund (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)</b>											
RS150Z CFRM RND-FIX D68 WH	<b>NEU</b>	rund, starr, weiss							68	85	<a href="#">941 113 99</a>
RS150Z CFRM RND-FIX D68 ALU	<b>NEU</b>	rund, starr, alu							68	85	<a href="#">941 137 99</a>
RS150Z CFRM RND-FIX D68 BK	<b>NEU</b>	rund, starr, schwarz							68	85	<a href="#">941 120 99</a>
RS150Z CFRM RND-ADJUST D70 WH	<b>NEU</b>	rund, schwenkbar, weiss							68	85	<a href="#">941 144 99</a>
RS150Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU	<b>NEU</b>	rund, schwenkbar, alu							68	85	<a href="#">941 151 99</a>
RS150Z CFRM RND-ADJUST D70 BK	<b>NEU</b>	rund, schwenkbar, schwarz							68	85	<a href="#">941 168 99</a>



## Ledinaire Einbaustrahler



### Produktbeschreibung

- LED-Einbaustrahler für einen Standard-Deckenausschnitt von 68 mm
- In schwenkbarer Ausführung
- In warmweisser (3.000 K) oder neutralweisser (4.000 K) Lichtfarbe
- Integriertes, regelbares Betriebsgerät, dimmbar an den meisten Phasenanschnittsdimmern

### Vorteile

- Externe Anschlussbox für schnelle Installation. Auch für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Attraktives Erscheinungsbild dank eines Halogen-ähnlichen facettierten Reflektors und eines hochwertigen Aluminium-Ringes
- Die schnelle und günstige Möglichkeit um von 50 W-NV-Halogenleuchten auf LED-Leuchten umzusteigen – mit Standard-Deckenausschnitt von 68 mm
- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken – keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig

### Anwendungen

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in: Hotels, Restaurants und Cafes, kleinen Modegeschäften, oder repräsentativen Bereichen in Bürogebäuden, Arztpraxen oder Krankenhäusern

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
35.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie



Attraktives Erscheinungsbild, dank Halogen-Reflektoroptik und Aluminium-Ring



Einfache Durchgangsverdrahtung dank externer Anschlussbox



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Halogen <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Ausstrahlwinkel	Dimmbar <sup>8</sup>	 Ø mm	 IP20	 IK02	 CE	Bestell-Nr. EOC
<b>Schwenkbar, weiss</b>												
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	50 W	500	6	83	3.000	36°	ja	68				<a href="#">331_075_00</a>
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW		500	6	92	4.000	36°	ja	68				<a href="#">331_099_00</a>



# Stromschienenstrahler



## **StoreFit Stromschienenstrahler** Schlichtes Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf

- Bis zu 127 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Mit neuem hochwertigem Perfect Accent Reflektor für optimale Farbhomogenität und Effizienz
- 5 Jahre Garantie

BEST



## **CoreLine Stromschienenstrahler** Kompaktes und modernes Design

- Bis zu 111 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Hohe Lichtqualität durch professionelle Linsenoptik
- 5 Jahre Garantie

BETTER



## StoreFit Stromschienenstrahler



### Produktbeschreibung

- Moderner LED 3-Phasen Stromschienenstrahler mit GA69 Universaladapter
- Lichtfarben: warmweiss 3.000 K, neutralweiss 4.000 K mit sehr guter Farbwiedergabe  $R_a > 80$
- Lichtstrom: 2.700 Lumen (Ersatz für bis zu 35 W CDM Elite), und 3.900 lm (50 W CDM Elite)
- Gehäuse aus schwarzem oder weissem Aluminium
- Hohe Effizienz von bis zu 127 lm/W
- Mit in den Adapter integriertes, schaltbares, elektronisches Xitanium Betriebsgerät
- Mit GA69-Universaladapter- kompatibel mit gängigen 3-Phasen Stromschienen (z.B. Global/Nordic Aluminium, Erco, Eutrac)

### Vorteile

- Optimale Lichtqualität dank hochwertigem PerfectAccent Reflektor mit Aluminiumbeschichtung
- Schwenkbereich: 90° vertikal und 340° horizontal für hohe Flexibilität im Shop
- Zeitgemässes und elegantes Design: Integriertes Betriebsgerät ohne Treiberbox
- Konischer Leuchtenkopf, unterstreicht eine moderne Shop-Architektur

### Anwendungen

- Verkaufsräume, repräsentative Bürogebäude, Museen

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



Gehäusefarbe weiss  
(RAL9003)



Konischer Leuchtenkopf für  
ein zierliches Design



90° schwenkbar und 340°  
drehbar für mehr Flexibilität



Montageanleitung mit  
Abmessungen und  
Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für CDM Elite <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Ausstrahl- winkel	Dimm- bar <sup>8</sup>	L x Ø mm	Bestell-Nr. EOC
<b>schaltbar, 3.000 K</b>									
ST210T 27S/830 PSU WB WH	35 W	2.700	22	122	3.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 614 00</a>
ST210T 27S/830 PSU WB BK		2.700	22	122	3.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 638 00</a>
ST210T 39S/830 PSU WB WH	50 W	3.900	34,5	113	3.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 652 00</a>
ST210T 39S/830 PSU WB BK		3.900	34,5	113	3.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 676 00</a>
<b>schaltbar, 4.000 K</b>									
ST210T 27S/840 PSU WB WH	35 W	2.800	22	127	4.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 690 00</a>
ST210T 27S/840 PSU WB BK		2.800	22	127	4.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 713 00</a>
ST210T 39S/840 PSU WB WH	50 W	4.100	37,5	109	4.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 737 00</a>
ST210T 39S/840 PSU WB BK		4.100	37,5	109	4.000	30°	–	110 x 83	<a href="#">982 751 00</a>

### Optional auf Anfrage:

- Warmweiss CRI 90 (3.000 K)

- Auch in engstrahlend, mittelbreitstrahlend und sehr breitstrahlend verfügbar



## CoreLine Stromschienenstrahler Gen2



### Produktbeschreibung

- Kompakter LED 3-Phasen Stromschienenstrahler im modernen Design
- Lichtfarben: warmweiss 3.000 K, neutralweiss 4.000 K mit exzellenter Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$
- Lichtstrom: 3.000 Lumen (Ersatz für bis zu 35 W CDM)
- Schwenkbereich: 60° vertikal und 355° horizontal für vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten
- Gehäuse aus schwarzem oder weissem Aluminium
- Ausstrahlungswinkel: 25° oder 38°
- Mit in die Leuchte integriertem, schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät
- Passive Kühltechnologie
- Mit GA69-Universaladapter- kompatibel mit gängigen 3-Phasen Stromschienen (z.B. Global/Nordic Aluminium, Erco, Eutrac)

### Vorteile

- Unauffälliges Design: Integriertes Betriebsgerät – keine Treiberbox
- Kompakte Abmessungen für einen modernen Verkaufsraum
- Hohe Lichtqualität durch professionelle Linsenoptik
- Reduzierte Blendung für ein angenehmes Lichterlebnis
- Energieeffizient mit bis zu 111 lm/W

### Anwendungen

- Verkaufsräume, repräsentative Bürogebäude, Museen

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)


5 Jahre  
Garantie



Professionelle Linsenoptik für optimale Farbhomogenität; Reduzierte Blendung



Mit passiver Kühlung




In weiss (RAL 9003) und schwarz (RAL 9004) erhältlich



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für CDM <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	Ausstrahlwinkel	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>5</sup>	L x Ø mm	Bestell-Nr. EOC
<b>schaltbar, mittelbreitstrahlend</b>									
ST151T LED30S/930 MB WH	CDM 35W	3.000	30	100	25°	3.000	–	196 x 80	<a href="#">528 574 99</a>
ST151T LED30S/940 MB WH		3.000	27	111	25°	4.000	–	196 x 80	<a href="#">528 581 99</a>
ST151T LED30S/930 MB BK		3.000	30	100	25°	3.000	–	196 x 80	<a href="#">528 550 99</a>
ST151T LED30S/940 MB BK		3.000	27	111	25°	4.000	–	196 x 80	<a href="#">528 567 99</a>
<b>schaltbar, breitstrahlend</b>									
ST151T LED30S/930 WB WH	CDM 35W	3.000	30	100	38°	3.000	–	196 x 80	<a href="#">528 611 99</a>
ST151T LED30S/940 WB WH		3.000	27	111	38°	4.000	–	196 x 80	<a href="#">528 628 99</a>
ST151T LED30S/930 WB BK		3.000	30	100	38°	3.000	–	196 x 80	<a href="#">528 598 99</a>
ST151T LED30S/940 WB BK		3.000	27	111	38°	4.000	–	196 x 80	<a href="#">528 604 99</a>





# Dekorative Pendelleuchten



## CustomCreate Pendelleuchte

### Dekoratives Highlight auch bei hohen Decken

- Mit bis zu 8000 lm auch für hohe Decken geeignet
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- DALI-regelbar
- Durch geringes Gewicht einfache Installation ohne Sicherungsseil
- 5 Jahre Garantie



## Pendelleuchte BA Serie

### Die Designleuchte fürs Büro

- Mit einem Leuchtenlichtstrom von 2.700 lm
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Mit exzellenter Farbwiedergabe  $R_a \geq 90$
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- DALI-regelbar
- 5 Jahre Garantie

BEST



## Pendelleuchten hergestellt im 3D Druckverfahren

Nutzlebensdauer  
50.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

- Gehäuse aus Polycarbonat, mit professionellem LED Modul
- Mit Deckenbaldachin

## Pendelleuchte CustomCreate



### Produktbeschreibung

- Leuchtenlichtstrom: 4.900 lm / 8.000 lm
- In Warmweiss (3.000 K)
- DALI-regelbar
- Mit ENEC Zertifizierung

### Vorteile

- Dekorative Leuchte auch für hohe Decken
- Einfache Installation: Durch geringes Gewicht kein Sicherungsseil notwendig
- Optional mit anderen Spezifikationen bestellbar:  
Leuchtenlichtstrom 1.700, 2.700, 3.900 lm  
Grosse Vielfalt an Standard Lichtfarben, sowie FreshFood und Fashion Lichtfarben

## Pendelleuchte BA Serie

### Produktbeschreibung

- Leuchtenlichtstrom: 2.700
- Mit innerem weissen Reflektor für UGR 19
- PremiumWhite 930: Warmweiss (3.000 K),  $R_a > 90$
- DALI-regelbar
- Mit ENEC Zertifizierung

### Vorteile

- Dekorative Leuchte auch für Bildschirmarbeitsplätze (UGR 19)
- Exzellente Lichtqualität mit Farbwiedergabe  $R_a > 90$
- Optional mit Leuchtenlichtstrom 1.000, 2.200 lm
- Grosse Vielfalt an Standard Lichtfarben, sowie FreshFood und Fashion Lichtfarben



Konfigurator für BA Serie

## Technische Daten

Produktbezeichnung	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Ausstrahl- winkel	UGR <sub>r</sub>	Dimm- bar <sup>8</sup>	Gehäuse- farbe	L x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>CustomCreate</b>										
PT520C LED49S/830 PSD-VLC VWB BELL CL	4.855	49,5	98	3.000	sehr breitstahlend	22	DALI	Transparent	500 x 455	<a href="#">943 691 00</a>
PT520C LED80S/830 PSD BELL CL	7.997	71	113	3.000	diffus	22	DALI	Transparent	500 x 455	<a href="#">944 902 00</a>
<b>BA Serie</b>										
TC BA-L S 27S/PW930 PSD-VLC WR BK T102	2.700	29	92	3.000	breitstrahlend	19	DALI	schwarz	415 x 390	<a href="#">949 587 00</a>
TC BA-L S 27S/PW930 PSED WR WH401 T102	2.700	29	92	3.000	breitstrahlend	19	DALI	weiss	415 x 390	<a href="#">949 822 00</a>

Diese Leuchten können optional auch in diesen Farben hergestellt werden:



Weitere Optionen auf  
[www.tailored.lighting.philips.com/de](http://www.tailored.lighting.philips.com/de)

# Scheinwerfer



## **OptiVision Scheinwerfer** **Modernste Flächen- und Sportplatzbeleuchtung**

- Bis zu 147 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 79.000 bis zu 204.000 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optiken
- 5 Jahre Garantie



## **ClearFlood Scheinwerfer** **Effiziente LED-Lösung für Flächenbeleuchtung**

- Bis zu 160 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 12.300 bis zu 70.000 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L90): 100.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optiken
- 5 Jahre Garantie



## **CoreLine Tempo Scheinwerfer** **Kompakt und effizient**

- Bis zu 144 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 4.200 bis 41.300 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): bis zu 100.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
- 5 Jahre Garantie



## **Ledinaire Scheinwerfer Gen3** **Effizient, zuverlässig, kompakt**

- Bis zu 120 Lumen pro Watt
- Systemlichtstrom von 1.100 bis 24.000 Lumen
- Mittlere Nutzlebensdauer (L70): 50.000 Stunden
- Symmetrisch oder asymmetrisch strahlende Optik
- Mit Bewegungs- und Tageslichtsensor erhältlich
- 3 Jahre Garantie

BEST

BETTER

GOOD



## OptiVision LED Gen3.5



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie

### Produktbeschreibung

- Ersatz für traditionelle HID Scheinwerfer bis 2.000 W
- Hocheffizientes optisches System mit symmetrischen oder asymmetrischen Lichtverteilungen
- Weitere Energieeinsparungsmöglichkeit durch zusätzliche Steuerung und Dimmung
- Einfache Montage und Wartung dank externem Betriebsgerät und geringem Gewicht

### Vorteile

- Hocheffiziente Optiken und Zubehör (Zielfernrohr/LO Blendschutzraster) für eine optimale Streulichtkontrolle und Vermeidung von Lichtverschmutzung
- Eine optionale Systemsteuerung ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen (auch nachträglich realisierbar)
- Minimierung der Wartungskosten und des Energieverbrauchs dank langlebiger LEDs und optimiertem Wärmemanagement des Scheinwerfers sowie des zuverlässigen externen IP66-Betriebsgerätes

### Anwendungen

- Flutlichtbeleuchtung für den Sportbereich, Logistikbereiche, Industriegebiete, Parkbereiche



BVP528: Ausführung mit 3 LED-Modulen



BVP518: Ausführung mit 2 LED-Modulen



Optionale Befestigung des Betriebsgerät auf dem Montagebügel (HGB)



Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr für eine normgerechte Beleuchtung\*\*



Internes Blendschutzraster LO

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Dimmbar <sup>8</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Asymmetrische Optik, DALI dimmbar, Ballwurfsicher gemäss VDE 0710-13</b>								
BVP528 2200/740 BV A35-WB D9 T15 LO 100K*	<b>2.000 W</b>	158.000	1.500	105	4.000	DALI	737 x 695 x 128	<a href="#">201 040 00</a>
BVP528 2200/740 BV A35-NB D9 T15 LO 100K*	<b>2.000 W</b>	133.600	1.500	89	4.000	DALI	737 x 695 x 128	<a href="#">201 057 00</a>
BVP518 1480/740 BV A35-WB D9 T15 LO 100K*	<b>1.000 W</b>	105.400	1.000	105	4.000	DALI	538 x 695 x 118	<a href="#">227 385 00</a>
BVP528 2070/730 BV A35-WB D9 T15 LO 100K*	<b>2.000 W</b>	147.000	1.500	98	3.000	DALI	737 x 695 x 128	<a href="#">227 361 00</a>
BVP528 2070/730 BV A35-NB D9 T15 LO 100K*	<b>2.000 W</b>	124.200	1.500	83	3.000	DALI	737 x 695 x 128	<a href="#">227 378 00</a>
BVP518 1380/730 BV A35-WB D9 T15 LO 100K*	<b>1.000 W</b>	98.000	1.000	98	3.000	DALI	538 x 695 x 118	<a href="#">233 089 00</a>
BVP528 2200/740 BV A65-WB D9 T15 100K	<b>2.000 W</b>	173.600	1.500	116	4.000	DALI	737 x 695 x 128	<a href="#">233 096 00</a>
BVP518 1480/740 BV A65-WB D9 T15 100K	<b>1.000 W</b>	115.800	1.000	116	4.000	DALI	538 x 695 x 118	<a href="#">233 102 00</a>
<b>Zubehör</b>								
ZVP417 Einstellhilfe**	Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr für normgerechte Beleuchtung							<a href="#">877 637 00</a>
HGB Bausatz	Bausatz zur optionalen Befestigung des externen Betriebsgerätes am Montagebügel							<a href="#">895 006 00</a>

\* BMU förderfähig

\*\* Einstellhilfe & Zielfernrohr abweichend von Abbildung

BV: Externes Betriebsgerät beigelegt - Montage bis zu einer Entfernung von 200m zum Scheinwerfer möglich

HGB: Betriebsgeräte am Montagebügel befestigt


LO: Ausführung für optimale Kontrolle und Begrenzung des Streulichts gemäss LAI

### Optional auf Anfrage:


- 5.700 K
- Weitere Lichtstrompakete
- Konstantlichtstrom
- Diverse Optiken
- Lichtsteuerung

## Musteranlage 1: 4 Masten (16 m), 80 lux

Mittelmaste



Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur Einhaltung der Blendungsbegrenzung



→ 4 x BVP518 + LO    
 → 4 x BVP528 + LO  
 Ausrichtung der Scheinwerfer

### Technische Daten

Masten	4 Stk., Höhe: 16 m
Scheinwerfer	4 x OptiVision LED Gen3.5, 1.000 W 4 x OptiVision LED Gen3.5, 1.500 W
Produktbezeichnung	4 x BVP518 1xLED1480/740 50K A35-NB +LO* 4 x BVP528 1xLED2220/740 50K A35-WB +LO*
Anlagensystemleistung	10 kW
Eh mittel	> 80 Lux nach SLG
Emin/Emittel	> 0,4
Farbwiedergabe $R_a$	> 70
Blendung GR max	50.3
Licht oberhalb 90° ULOR	0%
Wartungsfaktor MF	0,9

\* Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtkoordinaten wird bei Auftragserteilung bereitgestellt.

### Das Produkt – OptiVision LED Gen3.5

- Optimale Blendungsbegrenzung durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht
- Bessere Insektenverträglichkeit dank fehlender UV-Strahlung (auch in 3.000K erhältlich für noch bessere Verträglichkeit für Insekten)
- Hervorragende Lichtqualität für Spieler und Zuschauer durch gute Farbwiedergabe
- Minimierung der Betriebskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger LEDs und optimiertem Wärmemanagement
- Sofortiges Licht ohne Aufwärm- und Abkühlzeit dank LED-Technik




BV Ausführung:  
Externes Betriebsgerät für entfernte Montage im Karton beigelegt




HGB Ausführung:  
Externes Betriebsgerät auf Montagebügel vormontiert


effeSPORT ist ein nationales Förderprogramm des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie FVB zur Sanierung der Beleuchtungen von Sportanlagen. [www.effesport.ch](http://www.effesport.ch)



**Standard:**  
Beleuchtung eines Sportplatzes mit normalen Scheinwerfern ohne Streulichtbegrenzung



**LO:**  
Beleuchtung eines Sportplatzes mit Scheinwerfern mit Streulichtbegrenzung (LO)



Ausführung BVP528. Abmessungen in mm



## ClearFlood



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L90)

5 Jahre  
Garantie

### Produktbeschreibung

- Optimale Anpassung an die Projektanforderungen durch eine breite Auswahl an Optiken
- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 1000 W
- Einfache Installation und simples Wartungskonzept

### Vorteile

- Minimale Wartungskosten durch langlebige LED
- Kurze Amortisationszeit
- Diverse Steuerungsoptionen gewährleisten eine intelligente Beleuchtung mit höherer Effizienz
- Kompatibel mit PerfectPlay-Beleuchtungssystem

### Anwendungen

- Flughäfen und Hafenanlagen
- Industrie- und Logistikflächen
- Sportanlagen



Die ClearFlood BVP650 verfügt über einen Zugang zum Geräteraum (Treiber) und LED-Modul



ClearFlood Large BVP651 verfügt über einen getrennten Zugang zum Geräteraum (Treiber) und LED-Modul



Winkelskala für eine einfache Montage



Montageanleitung BVP650 mit Abmessungen und Gewichten



Montageanleitung BVP651 mit Abmessungen und Gewichten

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Symmetrische Optik (S)</b>							
BVP650 LED140-4S/740 S ALU PSU	bis zu 150 W/140 W	12.542	87	144	4.000	562 x 580 x 95	<a href="#">090 319 00</a>
BVP650 LED240-4S/740 S ALU PSU	bis zu 250 W	21.182	147	144	4.000	562 x 580 x 95	<a href="#">090 364 00</a>
BVP650 LED340-4S/740 S ALU PSU	bis zu 250 W	29.406	220	133	4.000	562 x 580 x 95	<a href="#">090 418 00</a>
BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	bis zu 400 W	39.150	275	142	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 758 00</a>
BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	bis zu 2 x 400 W	43.000	310	139	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 826 00</a>
BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	bis zu 400 W	48.160	350	140	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 895 00</a>
BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	51.600	383	136	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 963 00</a>
BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	56.100	418	134	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">108 038 00</a>
BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	59.500	455	131	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">108 106 00</a>
BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	63.840	500	129	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">112 813 00</a>
BVP651 LED800-4S/740 S ALU PSU	bis zu 1.000 W	67.200	540	124	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">889 760 00</a>
<b>Asymmetrische Optik (OFA52)</b>							
BVP650 LED140-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 150 W/140 W	12.347	87	141	4.000	562 x 580 x 95	<a href="#">090 463 00</a>
BVP650 LED240-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 250 W	20.853	147	142	4.000	562 x 580 x 95	<a href="#">090 517 00</a>
BVP650 LED340-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 250 W	28.950	220	131	4.000	562 x 580 x 95	<a href="#">090 562 00</a>
BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 400 W	38.700	275	141	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 765 00</a>
BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 2 x 400 W	42.500	310	137	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 833 00</a>
BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 400 W	47.600	350	138	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 901 00</a>
BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	51.000	383	134	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">107 970 00</a>
BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	55.440	418	132	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">108 045 00</a>
BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	58.800	455	129	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">108 113 00</a>
BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	63.080	500	127	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">112 820 00</a>
BVP651 LED800-4S/740 OFA52 ALU PSU	bis zu 1.000 W	66.400	540	123	4.000	817 x 597 x 80	<a href="#">889 753 00</a>

### Optional auf Anfrage:

- 3.000 oder 5.700
- Individuelle Lichtstrompakete
- Konstantlichtstrom
- Diverse Optiken
- Diverse Steuerungsoptionen (DALI, LineSwitch, etc)
- Meerwasserbeständige MSP Lackierung
- Ballwurfsicherheit
- Diverse Gehäusefarben



## CoreLine Tempo



### Produktbeschreibung

- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
- Lichtstrompakete von 4.200 bis 41.280 Lumen
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse

### Vorteile

- Sehr hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) mit Kabelverbinder für eine einfache Installation
- Hocheffizient: Bis zu 144 lm/W Leuchten- Lichtausbeute

### Anwendungen

- Freiflächen und Sportanlagen
- Industriefläche und Ladezonen
- Gebäudefassaden
- Werbetafeln

Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
75.000/100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



Montageanleitung BVP110  
inkl. Masse und Gewichte



Robustes und sehr flaches Gehäuse mit passiver Kühlung für optimales Thermomanagement und lange Lebensdauer.

Einfacher elektrischer Anschluss mit aussenliegendem Kabelverbinder (IP68)



Montageanleitung BVP125  
inkl. Masse und Gewichte



Montageanleitung BVP130  
inkl. Masse und Gewichte



Montageanleitung BVP140  
inkl. Masse und Gewichte

## Technische Daten

Produktbezeichnung	BVP110:		BVP125/130:			BVP140:		
	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Symmetrische Optik (S)</b>								
BVP110 LED42/NW S	bis zu 70 W	4.200	38	111	75.000	4.000	285 x 254 x 52	<a href="#">306 360 00</a>
BVP125 LED80-4S/730 S	bis zu 150 W	8.000	72	114	75.000	3.000	389 x 265 x 67	<a href="#">905 217 00</a>
BVP125 LED80-4S/740 S	bis zu 150 W	8.000	66	124	75.000	4.000	389 x 265 x 67	<a href="#">455 903 00</a>
BVP125 LED120-4S/730 S	bis zu 250 W	12.000	106	116	75.000	3.000	389 x 265 x 67	<a href="#">905 194 00</a>
BVP125 LED120-4S/740 S	bis zu 250 W	12.000	98	126	75.000	4.000	389 x 265 x 67	<a href="#">455 897 00</a>
BVP130 LED160-4S/730 S	bis zu 250 W	16.000	136	121	75.000	3.000	486 x 389 x 40	<a href="#">905 255 00</a>
BVP130 LED160-4S/740 S	bis zu 250 W	16.000	126	130	75.000	4.000	486 x 389 x 40	<a href="#">096 441 00</a>
BVP130 LED210-4S/730 S	bis zu 400 W	20.500	170	121	75.000	3.000	486 x 389 x 40	<a href="#">905 248 00</a>
BVP130 LED210-4S/740 S	bis zu 400 W	21.000	164	130	75.000	4.000	486 x 389 x 40	<a href="#">096 434 00</a>
BVP130 LED260-4S/730 S	bis zu 400 W	26.000	240	110	75.000	3.000	486 x 389 x 40	<a href="#">905 231 00</a>
BVP130 LED260-4S/740 S	bis zu 400 W	26.000	220	120	75.000	4.000	486 x 389 x 40	<a href="#">096 427 00</a>
BVP140 LED360-4S 31K3/730 S*	bis zu 400 W	31.300	245	128	100.000	3.000	627 x 560 x 70	<a href="#">905 309 00</a>
BVP140 LED360-4S 31K3/740 S*	bis zu 400 W	31.300	225	139	100.000	4.000	627 x 560 x 70	<a href="#">872 847 00</a>
BVP140 LED420-4S 36K1/730 S*	bis zu 400 W	36.100	275	131	100.000	3.000	627 x 560 x 70	<a href="#">905 293 00</a>
BVP140 LED420-4S 36K1/740 S*	bis zu 400 W	36.100	250	144	100.000	4.000	627 x 560 x 70	<a href="#">872 830 00</a>
BVP140 LED450-4S 38K7/730 S*	bis zu 400 W	38.700	295	131	100.000	3.000	627 x 560 x 70	<a href="#">905 286 00</a>
BVP140 LED480-4S 41K3/740 S*	bis zu 400 W	41.280	295	140	100.000	4.000	627 x 560 x 70	<a href="#">872 823 00</a>

\* Type BVP140 abweichend von Abbildung

### Optional auf Anfrage:

- DALI

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	h <sup>5</sup> (L80)	K <sup>6</sup>	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Asymmetrische Optik (A)</b>								
BVP110 LED42/NW A	bis zu 70 W	4.200	38	111	75.000	4.000	285 x 254 x 52	<a href="#">306 353 00</a>
BVP125 LED80-4S/730 A	bis zu 150 W	8.000	72	114	75.000	3.000	389 x 265 x 67	<a href="#">905 187 00</a>
BVP125 LED80-4S/740 A	bis zu 150 W	8.000	66	124	75.000	4.000	389 x 265 x 67	<a href="#">455 880 00</a>
BVP125 LED120-4S/730 A	bis zu 250 W	12.000	106	116	75.000	3.000	389 x 265 x 67	<a href="#">905 156 00</a>
BVP125 LED120-4S/740 A	bis zu 250 W	12.000	98	126	75.000	4.000	389 x 265 x 67	<a href="#">455 873 00</a>
BVP130 LED160-4S/730 A	bis zu 250 W	16.000	136	121	75.000	3.000	486 x 389 x 40	<a href="#">905 200 00</a>
BVP130 LED160-4S/740 A	bis zu 250 W	16.000	126	130	75.000	4.000	486 x 389 x 40	<a href="#">096 410 00</a>
BVP130 LED205-4S/730 A	bis zu 400 W	20.500	170	121	75.000	3.000	486 x 389 x 40	<a href="#">905 163 00</a>
BVP130 LED210-4S/740 A	bis zu 400 W	21.000	164	130	75.000	4.000	486 x 389 x 40	<a href="#">096 403 00</a>
BVP130 LED260-4S/730 A	bis zu 400 W	26.000	240	110	75.000	3.000	486 x 389 x 40	<a href="#">905 170 00</a>
BVP130 LED260-4S/740 A	bis zu 400 W	26.000	220	120	75.000	4.000	486 x 389 x 40	<a href="#">096 397 00</a>
BVP140 LED360-4S 30K6/730 A*	bis zu 400 W	30.600	245	125	100.000	3.000	627 x 560 x 70	<a href="#">905 279 00</a>
BVP140 LED360-4S 30K6/740 A*	bis zu 400 W	30.600	225	136	100.000	4.000	627 x 560 x 70	<a href="#">872 809 00</a>
BVP140 LED420-4S 35K3/730 A*	bis zu 400 W	35.280	275	128	100.000	3.000	627 x 560 x 70	<a href="#">905 262 00</a>
BVP140 LED420-4S 35K3/740 A*	bis zu 400 W	35.280	250	141	100.000	4.000	627 x 560 x 70	<a href="#">872 793 00</a>
BVP140 LED450-4S 37K8/730 A*	bis zu 400 W	37.800	295	128	100.000	3.000	627 x 560 x 70	<a href="#">905 224 00</a>
BVP140 LED480-4S 40K3/740 A*	bis zu 400 W	40.320	295	137	100.000	4.000	627 x 560 x 70	<a href="#">872 786 00</a>

\* Type BVP140 abweichend von Abbildung



## Ledinaire Scheinwerfer Gen3



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
50.000 h (L70)

3 Jahre  
Garantie

### Produktbeschreibung

- Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse mit Echtglasabdeckung
- Lichtstrompakete von 1.100 bis 24.000 Lumen
- Symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung
- LEDs in neutralweisser (4.000 K) oder warmweisser (3.000 K) Lichtfarbe und guter Farbwiedergabe ( $R_a \geq 90$ )
- Ausführung mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)

### Vorteile

- Sehr Energieeffizient mit bis zu 120 lm/W
- Geringes Montagegewicht und hochwertige Verarbeitung
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für eine einfache Installation (1m: 10 bis 50W / 2m: 70 bis 200W)

### Anwendungen

- Freiflächen, Sportanlagen und Industrieflächen
- Gebäudefassaden und Parkplätze Baustellen



Montageanleitung  
BVP164/165 SWB  
inkl. Masse und Gewichte



Ledinaire Ausführung mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)



Ledinaire Ausführung mit asymmetrischer Optik (AWB)



Zubehör: Erdspiess



Montageanleitung  
BVP164/165 AWB inkl.  
Masse und Gewichte



Montageanleitung  
BVP164 MDU  
inkl. Masse und Gewichte

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	BVP164:			BVP165:		
				lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	IP65	IK07	IP65	IK08
						L x B x H mm		Bestell-Nr. EOC	
<b>Symmetrische Optik (SWB)</b>									
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	bis zu 100W (Halogen)	1.100	10	110	3.000	111 x 64 x 25,5		533 646 99	
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	bis zu 100W (Halogen)	1.200	10	120	4.000	111 x 64 x 25,5		533 561 99	
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	bis zu 250W (Halogen)	2.200	20	110	3.000	130 x 82 x 25,5		533 639 99	
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	4.000	130 x 82 x 25,5		533 554 99	
BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	bis zu 300W (Halogen)	3.300	30	110	3.000	182 x 117 x 25,5		533 622 99	
BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	bis zu 300W (Halogen)	3.600	30	120	4.000	182 x 117 x 25,5		533 547 99	
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	bis zu 400W (Halogen)	5.500	50	110	3.000	232 x 150 x 26		533 615 99	
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	4.000	232 x 150 x 26		533 530 99	
BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	bis zu 550W (Halogen)	7.700	70	110	3.000	284 x 175 x 27		533 608 99	
BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	bis zu 550W (Halogen)	8.400	70	120	4.000	284 x 175 x 27		533 523 99	
BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	bis zu 125 W (HPI)	11.000	100	110	3.000	312 x 185 x 32,5		533 592 99	
BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	bis zu 250 W (HPI)	12.000	100	120	4.000	312 x 185 x 32,5		533 516 99	
BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	bis zu 250 W (HPI)	16.500	150	110	3.000	409 x 242 x 32,5		533 585 99	
BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	bis zu 250 W (HPI)	18.000	150	120	4.000	409 x 242 x 32,5		533 509 99	
BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	bis zu 400 W (HPI)	22.000	200	110	3.000	482 x 296 x 35,7		533 578 99	
BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	bis zu 400 W (HPI)	24.000	200	120	4.000	482 x 296 x 35,7		533 493 99	
<b>Symmetrische Optik (SWB), flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)</b>									
BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	bis zu 100W (Halogen)	1.100	10	110	3.000	155 x 64 x 52		534 827 99	
BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	bis zu 100W (Halogen)	1.200	10	120	4.000	155 x 64 x 52		534 810 99	
BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	bis zu 250W (Halogen)	2.200	20	110	3.000	172 x 82 x 52		534 803 99	
BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	4.000	172 x 82 x 52		534 797 99	
BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	bis zu 300W (Halogen)	3.300	30	110	3.000	220 x 117 x 53		534 780 99	
BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	bis zu 300W (Halogen)	3.600	30	120	4.000	220 x 117 x 53		534 773 99	
BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	bis zu 400W (Halogen)	5.500	50	110	3.000	263 x 150 x 53		534 766 99	
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	4.000	263 x 150 x 53		534 759 99	
BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	bis zu 550W (Halogen)	7.700	70	110	3.000	293 x 175 x 53		534 742 99	
BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	bis zu 550W (Halogen)	8.400	70	120	4.000	293 x 175 x 53		534 735 99	
<b>Asymmetrische Optik (AWB)</b>									
BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	bis zu 125 W (HPI)	7.000	70	100	3.000	312 x 185 x 32,5		536 333 99	
BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	bis zu 125 W (HPI)	7.350	70	105	4.000	312 x 185 x 32,5		534 964 99	
BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	bis zu 125 W (HPI)	10.000	100	100	3.000	409 x 242 x 32,5		536 326 99	
BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	bis zu 125 W (HPI)	10.500	100	105	4.000	409 x 242 x 32,5		534 957 99	
BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	bis zu 250 W (HPI)	15.000	150	100	3.000	409 x 242 x 32,5		536 319 99	
BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	bis zu 250 W (HPI)	15.700	150	105	4.000	409 x 242 x 32,5		534 940 99	
BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	bis zu 400 W (HPI)	20.000	200	100	3.000	482 x 296 x 35,7		536 302 99	
BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	bis zu 400 W (HPI)	21.000	200	105	4.000	482 x 296 x 35,7		534 933 99	
<b>Zubehör</b>									
ZVP164 SPK 160mm M4	Erdspiess für BVP164 10W, 20W & 30W					38 x 160		929 937 99	
ZVP164 SPK 160mm M6	Erdspiess für BVP164 50W & 70W					38 x 160		929 944 99	
ZVP165 SPK 265mm M8	Erdspiess für BVP165 100W					60 x 265		929 951 99	
ZVP165 SPK 265mm M10	Erdspiess für BVP164 150W & 200W					60 x 265		929 968 99	



# Strassenleuchten



## LumiStreet Gen2

### Die effizienteste und langlebigste LED-Strassenleuchte

- Bis zu 150 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L90): 100.000 Stunden
- Hohe Schutzart und Schlagfestigkeit
- Universeller Mastadapter: Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmass 48-76 mm
- Homogene Lichtverteilung durch Mehrfachüberlagerungsoptik
- 5 Jahre Garantie

BEST



## ClearWay Gen2

### Einfach zu installieren und mit langer Lebensdauer

- Bis zu 150 Lumen pro Watt
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 100.000 Stunden
- Universeller Mastadapter: Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmass 48-76mm
- Homogene Lichtverteilung durch Mehrfachüberlagerungsoptik
- Verstellbarer Neigungswinkel
- 5 Jahre Garantie

BETTER



## LumiStreet Gen2



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L90)

5 Jahre  
Garantie



### Produktbeschreibung

- Die effizienteste und langlebigste LED-Strassenleuchte
- Bis zu 150 Lumen pro Watt
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas
- Geräteraumabdeckung aus Aluminium

### Vorteile

- Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmass 48-76 mm
- Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung
- Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IK09 für erhöhte Robustheit

### Anwendungen

- Haupt- und Nebenstrassen, Rad und Fusswege, Parkplätze
- Werkstrassen und Industrieanlagen



Montageanleitung  
BGP291/292 inkl.  
Masse und Gewichte

## Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für HPL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>5</sup>	Für Mastzopf-durchmesser	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>80W</b>	2.200	16	136	4.000	48-76	472 x 234 x 95	<a href="#">125 629 00</a>
BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>125W</b>	3.150	22	142	4.000	48-76	472 x 234 x 95	<a href="#">125 636 00</a>
BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>250W</b>	6.230	43	145	4.000	48-76	573 x 234 x 95	<a href="#">125 643 00</a>
BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	<b>400W</b>	10.440	75	139	4.000	48-76	573 x 234 x 95	<a href="#">125 650 00</a>



## ClearWay Gen2



Nutzlebensdauer<sup>5</sup>  
100.000 h (L80)

5 Jahre  
Garantie



### Produktbeschreibung

- Einfach zu installieren und mit langer Nutzlebensdauer
- Bis zu 150 Lumen pro Watt
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas

### Vorteile

- Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmass 48-76 mm
- Einfache Neigungsverstellung ohne Öffnen der Abdeckung
- Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung
- Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IK08 für erhöhte Robustheit

### Anwendungen

- Haupt- und Nebenstrassen, Rad- und Fusswege
- Parkplätze, Werkstrassen und Industrieanlagen



Montageanleitung  
BGP307 inkl.  
Masse und Gewichte

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für HPL <sup>1</sup>	lm <sup>2</sup>	W <sup>3</sup>	lm/W <sup>4</sup>	K <sup>6</sup>	Für Mastzopf-durchmesser	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S	<b>80 W</b>	1.584	12	132	4.000	48-76	526 x 326 x 109	<a href="#">996 294 00</a>
BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S	<b>125 W</b>	3.080	22	140	4.000	48-76	526 x 326 x 109	<a href="#">996 300 00</a>
BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S	<b>250 W</b>	6.160	41	150	4.000	48-76	526 x 326 x 109	<a href="#">996 317 00</a>
BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	<b>400 W</b>	10.200	74	138	4.000	48-76	526 x 326 x 109	<a href="#">996 324 00</a>
<b>Parkplatzversion</b>								
BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S	<b>bis 250W</b>	5.900	41	143	4.000	48-76	526 x 326 x 109	<a href="#">119 970 00</a>

### Parkplatzversion:

Für Ein- und Mehreihige Parkplätze: Masthöhe 6m, Mastabstand 27,5m (alle 11 Parkplätze eine Leuchte)  
Beleuchtungsstärke Emittel >= 10lx\*, Gleichmässigkeit U<sub>0</sub> >= 0,25

Dimmung auf 50% über zusätzlich Steuerphase möglich. Inklusive 6m Anschlussleitung.

\*laut DIN EN 12464-2 mit der Ref 5.9.2 mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von Em von 10 lux (U<sub>0</sub> 0,25, RGL 50 und R<sub>a</sub> 20)  
für mittleres Verkehrsaufkommen, z.B. Parkplätze von Warenhäusern, Bürogebäuden, Fabriken, Sportanlagen und Mehrzweckhallen



Wirksamkeit an  
SARS-CoV-2  
wissenschaftlich  
getestet!<sup>1</sup>

# Effektive und einfache Luftdesinfektion für Ihre Räumlichkeiten

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor grosse Herausforderungen. Wir wissen inzwischen, dass wir das Infektionsgeschehen mit umfassenden Hygienekonzepten positiv beeinflussen können.

Auch das Umweltbundesamt sieht UV-C-Licht als geeignete Technologie, SARS-CoV-2 Viren zu inaktivieren.<sup>2</sup>

Seit über 35 Jahren sind Philips Produkte wegweisend auf dem Gebiet der professionellen UV-C-Technologie zur Desinfektion. Im Zuge der Pandemie haben wir unser Portfolio erweitert. Einfach, effektiv sowie leicht zu installieren und zu warten ist unser mobiles

Modell UVCA200, welches sich so perfekt für die Anwendung in Kindergärten und Kitas eignet. Es ist dank seiner Rollen frei beweglich, per intuitivem Touch-Display steuerbar und verfügt über drei verschiedene Leistungsstufen, die einen leisen Betrieb ermöglichen. Der Einsatz der Luftreiniger hat sich bereits in vielen Schulen, beispielsweise in München oder Augsburg, bewährt.

## Möchten Sie mehr wissen?

Mehr Informationen zum Thema UVC und Desinfektion mit Philips-Lösungen finden Sie im Internet.



## Ihre Vorteile

- Labortests<sup>1</sup> bestätigen eine mikrobiologische Reduktion von  $\geq 95\%$  nach 1 Stunde in  $80\text{ m}^3$  Raumluft
- Luftdurchsatz von bis zu  $600\text{ m}^3/\text{h}$
- Sichere und zuverlässige Deaktivierung von SARS-CoV-2 und Grippeviren
- Leiser Betrieb im Unterricht  $< 40\text{ dB(A)}$ <sup>3</sup>
- Anschluss per Plug-and-Play an herkömmliche Steckdose
- Einfache Wartung, keine teuren Filterwechsel nötig

## Wie viele Geräte benötige ich?

Pro  $30\text{ m}^2$  Grundfläche wird ein Gerät benötigt. Bei grösseren Flächen können sich mehrere Geräte ergänzen.

## Was genau kann UV-C-Licht?

UV-C-Licht wird künstlich erzeugt und bezeichnet die kurzwellige Form von ultravioletem Licht. Es kann Viren, Bakterien und Keime inaktivieren, indem es die DNA und/oder RNA von Mikro-organismen beschädigt und dadurch unschädlich macht.

Sie wird bereits seit mehr als 40 Jahren in grossem Stil eingesetzt – und das mit beträchtlichem Erfolg: Alle bislang getesteten Bakterien und Viren sprechen auf eine UV-C-Desinfektion an.<sup>4</sup>

1. Philips UV-C-Technologie zur Raumluftdesinfektion in Laboren mit einer Zulassung für biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 untersucht. Weitere Informationen unter: [www.luftreiniger.signify-data.com/](http://www.luftreiniger.signify-data.com/)  
2. Statement IRK "Lüftung, Lüftungsanlagen und mobile Luftreiniger an Schulen" aktualisiert am 05.01.2022: [www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/innenraumlueft/](http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/innenraumlueft/)  
3. Abhängig von der Position und Anzahl der Geräte sowie Richtung, Entfernung, Lüfterstufe, Raumgeometrie und -eigenschaften.

## Mit UV-C Luftreinigungsgeräten gegen Corona Luftdesinfektion durch UV-C für Ihr Hygienekonzept!




Sorgen Sie ab sofort für ein bakterien- und virenfrees Umfeld in Innenräumen – wissenschaftlich bewiesen. Setzen Sie auf den Marktführer Philips mit mehr als 35 Jahren UV-C Erfahrung

### Mobiles Luftreinigungsgerät UVCA200 Standgerät mit Rollen

**UV-C Licht wirkt nachweislich gegen SARS-CoV2 / Covid 19**



UVCA200  
36 x 36 cm



Ansicht von oben mit Touchdisplay

Raumfläche bei bis 2,7 m Deckenhöhe	Anzahl UV-C Geräte
30 m <sup>2</sup>	1
60 m <sup>2</sup>	2

#### Produktbeschreibung

Setzen Sie auf effektive Virenbekämpfung mit UV-C Licht zur Luftreinigung anstelle von Geräten mit Filtern. Die Raumluft wird angesaugt und im Gerät mit speziellem UV-C Licht bestrahlt – damit werden Keime, Viren, Bakterien und Sporen unschädlich gemacht! Reduziert nach 1 Stunde  $\geq 95\%$  Coronaviren & sonstige Keime/Viren.

#### Vorteile

- Für professionelle Luftdesinfektions-Anwendungen geeignet – Labortests bestätigen mikrobiologische Reduktion von  $\geq 95\%$  nach 1 h Betrieb – die saubere Luft tritt an der Oberseite des Gerätes aus
- Flüsterleiser Betrieb <35 dBA gemäss ASR 3.7 „Lärm“
- Einfach zu bedienen dank Touch-Display oben am Gerät
- Mobil durch Rollen, keine Installation notwendig
- Drei Leistungsstufen für verschiedene Lüftergeschwindigkeiten
- Timer-Einstellungen: Nachlauf 30/60/120 Min. oder Dauer AN
- Sicherer Betrieb inkl. Kindersicherung, keine Ozon-Emissionen
- Elegantes Design, robustes Gehäuse aus Polycarbonat in Weiss
- Sofort aufstellbereit mit 1,5m Anschlusskabel mit Euro-Stecker

#### Anwendungen

- Praxen, Büro- und Besprechungsräume, Friseursalons, Gastronomie, Kiosk/Shops/Boutiquen, Schulen und Kindergärten, Wartebereiche, Mitarbeiteräume, medizinische Einrichtungen uvm.
- Empfehlung: Ein Gerät pro 30m<sup>2</sup> Raumgrösse (empf. Raumvolumen 80m<sup>3</sup>)

#### UV-C Licht im Vergleich zu HEPA-Filtern:

- Wartungsfrei bis zum Lampenwechsel – keine HEPA-Filter notwendig

**Auch nach Covid eine sinnvolle Anwendung für reine Luft,** wirkt gegen eine Vielzahl von Keimen Bakterien & Viren wie bspw. Grippe

Produktbezeichnung	Bereits eingebautes Leuchtmittel	Leistung [W]	Nutzlebensdauer [h]	Lautstärke (min/max) [dB-A]	Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h]	L x B x H [mm]	Philips Art.Nr.
UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP	4x Philips TUV PL-L18W	120	9.000	29-65	bis 600	360 x 360 x 790	531 017 00



## Desinfektion der Luft



Deckenmontage SM345C



Wandmontage WL34xW



UV-C Active Air SM310C



UVCA200



### Technische Daten

Produktbezeichnung	Beschreibung	Effizienz gegen SARS-CoV-2 <sup>9</sup>	Lüfter/ m <sup>3</sup> /Std	Lampe(n)	Systemleistung	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Luftdesinfektion</b>							
SM355B 4xTUV PLS 9W HFM	Deckeneinbau, 600er Modul	Bis zu 50 eACH	Nein / -	4 x 9 W TUV	38 W	595 x 595 x 155	965 003 00
SM355B 4xTUV PLS 9W HFM MR62	Deckeneinbau 625er Modul	Bis zu 50 eACH	Nein / -	4 x 9 W TUV	38 W	620 x 620 x 155	965 010 00
SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB	Anbau	Bis zu 50 eACH	Nein / -	4 x 9 W TUV	38 W	595 x 595 x 214	965 041 00
SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4	Pendel	Bis zu 50 eACH	Nein / -	4 x 9 W TUV	38 W	500 x 500 x 123	965 034 00
WL345W 1xTUV T5 25W HFS	Wand	Bis zu 50 eACH	Nein / -	1 x 25 W TUV	30 W	533 x 185 x 140	<a href="#">904 459 00</a>
WL346W 1xTUV T5 25W HFS	Wand, High Output	Bis zu 50 eACH	Nein / -	1 x 25 W TUV	30 W	533 x 185 x 140	636 650 47
SM310C 2xTUV PLL 60W HFS	Wand- und Deckenanbau	Bis zu 2 eACH	Ja / 120	2 x 60 W TUV	160 W	407 x 535 x 189	<a href="#">796 525 00</a>
UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP	Mobiles Standgerät	Bis zu 2 eACH	Ja / 600	4 x 18 W TUV	120 W	360 x 360 x 790	531 017 00



## Desinfektion von Oberflächen



TMS030 - ohne Reflektor



TMS030 - mit Reflektor



TMS031 - Mit Sensor

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Beschreibung	Effizienz gegen SARS-CoV-2 <sup>9</sup>	Bewegungsmelder	Lampe(n)	Systemleistung	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Oberflächendesinfektion</b>							
TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor	Anbau, mit Bewegungssens	> 99,99% (Log4)	1	1 x 36 W TUV	36 W	1.320 x 128 x 120	<a href="#">527 140 00</a>
TMS030 1xTUV T8 18W HFP	Anbau	> 99,99% (Log4)	Nein	1 x 18 W TUV	36 W	614 x 56 x 96	<a href="#">109 179 00</a>
TMS030 2xTUV T8 18W HFP	Anbau	> 99,99% (Log4)	Nein	2 x 18 W TUV	36 W	614 x 131 x 85	<a href="#">109 186 00</a>
TMS030 1xTUV T8 36W HFP	Anbau	> 99,99% (Log4)	Nein	1 x 36 W TUV	36 W	1.224 x 56 x 96	<a href="#">109 155 00</a>
TMS030 2xTUV T8 36W HFP	Anbau	> 99,99% (Log4)	Nein	2 x 36 W TUV	36 W	1.224 x 131 x 85	<a href="#">109 162 00</a>
TMS030 1xTUV T8 18W HFP R	Anbau, Reflektor	> 99,99% (Log4)	Nein	1 x 18 W TUV	36 W	614 x 181 x 93	<a href="#">109 216 00</a>
TMS030 2xTUV T8 18W HFP R	Anbau, Reflektor	> 99,99% (Log4)	Nein	2 x 18 W TUV	36 W	614 x 181 x 93	<a href="#">109 223 00</a>
TMS030 1xTUV T8 36W HFP R	Anbau, Reflektor	> 99,99% (Log4)	Nein	1 x 36 W TUV	36 W	1.224 x 181 x 93	<a href="#">109 193 00</a>
TMS030 2xTUV T8 36W HFP R	Anbau, Reflektor	> 99,99% (Log4)	Nein	2 x 36 W TUV	36 W	1.224 x 131 x 85	<a href="#">109 209 00</a>
PDUVCC-10	Steuerungssystem für TMS030	-	10	-	-	-	<a href="#">891 124 00</a>
PDUVCC-20	Steuerungssystem für TMS030	-	20	-	-	-	<a href="#">891 148 00</a>
PDUVCC-30	Steuerungssystem für TMS030	-	30	-	-	-	<a href="#">891 162 00</a>



## Desinfektion von Gegenständen



BioShift - Klein



BioShift - Gross



UVCC200

### Technische Daten

Produktbezeichnung	Beschreibung	Effizienz gegen SARS-CoV-2 <sup>9</sup>	Display	Lampe(n)	Systemleistung	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
<b>Oberflächendesinfektion von Gegenständen</b>							
Bioshift Small Pass Through	Schleuse, 2 Türen	> 99,99% (Log4)	Ja, Touch	4 x 20 W TUV	80 W	530 x 495 x 495	036 420 00
Bioshift Large Pass Through	Schleuse, 2 Türen	> 99,99% (Log4)	Ja, Touch	18 x 40 W TUV	720 W	762 x 1.180 x 1.828	036 444 00
UVCC200 EU 5xTL Mini 16 W / TUV HFP	Kammer, 1 Tür	> 99,99% (Log4)	Nein	5 x 16 W TUV	80 W	560 x 560 x 660	<a href="#">522 176 00</a>



**Reden Sie  
Klartext mit uns!**

**MACHEN SIE MIT!**

QR Code scannen, Fragen beantworten und zum Dank eine kleine Überraschung von Signify erhalten!

# Wir geben uns viel Mühe

unsere Kataloge so hilfreich und passend auf Ihre Bedürfnisse zu erstellen wie möglich.

Sie finden, wir könnten etwas besser machen?  
Oder wir sollten etwas auf jeden Fall beibehalten?


**Dann machen Sie mir und sagen Sie uns Ihre Meinung! So geht's:**

- 1 Scannen Sie den QR Code mit Ihrem Smartphone
- 2 Füllen Sie die 3 Fragen aus
- 3 Optional: Hinterlassen Sie uns Ihre Adressdaten, und wir bedanken uns mit einer kleinen Überraschung bei Ihnen!



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße aus Hamburg!

*Ihr Signify  
Marketing Team*





Sprechen Sie Klartext mit uns und sagen Sie Ihre Meinung zu dieser Broschüre. Es erwartet Sie eine kleine Überraschung als Dankeschön!

Seite 110

© 2022 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, ausser wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

WM-Nr. 5791  
Stand 09/2022

[www.signify.com](http://www.signify.com)

[www.philips.de/lighting](http://www.philips.de/lighting)  
[www.philips.at/lighting](http://www.philips.at/lighting)  
[www.philips.ch/lighting](http://www.philips.ch/lighting)