

The Philips logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the advertisement, set against a white background that is part of a blue-bordered box.

CorePro PL LED-lyskilder



Sørg for at du er
klar for forbudet
mot konvensjonelle
kompaktlysrør med
CorePro PL LED-lyskilder

Og spar penger og energi også

Bytt ut de konvensjonelle kompaktlysrør dine med et energieffektivt alternativ



Fra 24. februar 2023 vil ikke produsentene lenger kunne lage konvensjonelle kompaktlysrør på grunn av RoHS¹-forbudet.

Nå er tiden inne for å bytte til energieffektive og langvarige CorePro PL LED-lyskilder. Oppgrader belysningen samtidig som du reduserer kostnadene.

Spar energi

Philips CorePro PL LED er en energieffektiv erstatning for konvensjonelle kompaktlysrør. Jo raskere du bytter, jo raskere begynner du å spare energi og penger.

Den ideelle oppgraderingen

Vårt nye og utvidede utvalg av CorePro PL LED-lyskilder er egnet for ulike bruksområder, inkludert ganger, kontorer og serveringssteder. På grunn av deres lange levetid på opptil 30 000 timer, trenger du ikke å bekymre deg for utskifting den nærmeste tiden.

Alternativer for alle armaturer

For å gjøre overgangen til LED så enkel som mulig, har vi introdusert nye lyskildestørrelser for 1-til-1-erstatning av konvensjonelle kompaktlysrør. Philips CorePro PL LED-lyskilder har nå omfattende ballastkompatibilitet, noe som betyr at du kan bytte til LED-lyskilder uten å måtte bekymre deg for store endringer og tilhørende kostnader.

www.lighting.philips.no/produkter/led-lysrør



PLC

Enkelt lyskilde-for-lyskilde-bytte

4-pins-lyskilder (HF)
2-pins-lyskilder (EM)

PLL

2G11 4-pins enkel lyskilde-for-lyskilde
Utvidet HF-lyskildeutvalg
Utvidet EM/strømnett-utvalg
[EM etter-montering og direkte på strømnett]



PLT

For enkel lyskilde-for-lyskilde-bytte
4-pins-utvalget (HF)



PLS

Enkel utskifting av 2-pins.utvalget (EM)

Ekte proffer velger Philips PL LED-lyskilder for:



Raske og enkle utskiftninger

PL LED-lyskilder er utformet som en 1-til-1-erstatning for allerede installert konvensjonell belysning



Høy lyskvalitet

- Ingen flimring
- Konstante farger med høy CRI



Energieffektivitet og lang levetid

- Opptil 67 % mer energieffektive enn vanlige lysrør
- Opptil 30 000 timers levetid – for trygghet og mindre vedlikeholds-kostnader




Bredt utvalg

Vårt brede utvalg er designet for ulike bruksområder og budsjetter

¹RoHS: Reduction of Hazardous Substances ban / Reduksjon av farlige stoffer-forbudet.

Hvorfor bytte til CorePro PL LED-serien nå?



Hovedfordeler



Energieffektiv

- Opptil 67 % mer energieffektive enn konvensjonelle kompaktlysrør
- Effektivitet opp til 140 lm/W



Langvarig og robust

- Levetid på opptil 30 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene
- Splintsikker plast PLS/PLC/PLT-serie



Enkel lyskilde-for-lyskilde-bytte

- Bredere produktspekter for enkel utskifting
- Best verdi for pengene-løsning
- Gjenbruk av eksisterende armatur uten store modifikasjoner, ved å bruke en lignende formfaktor med konvensjonelle kompaktlysrør



Bredt utvalg

- Utvidet utvalg av PLL HF-lyskilder med flere valg tilgjengelig
- Utvidet utvalg av PLL EM/Mains-løsninger som inkluderer en starter for EM-ballaster og kan kobles om til strømnettet for å eliminere ballastenergiforbruk
- Utganger tilgjengelig fra 475 lumen til 3400 lumen
- Ny serie PLT-lyskilder tilgjengelig for enkel utskifting av lyskilde-for-lyskilde




Høy kvalitet på lyset

- Øyeblikkelig 100 % lys
- Roterende endestykker for PLS og PLT
- Valg mellom 3000K og 4000K for alle produktene, i tillegg er 6500K tilgjengelig for PLL
- Ingen flimring

Produktoversikt

PL LED-lyskilder


PLC EM / HF



- 2-pins-lyskilde EM-serie og 4-pins-lyskilde HF-serie
- Opptil 67 % mer energieffektive enn konvensjonelle kompaktlysrør
- Effektivitet på opptil 110 lm/W
- Roterende endestykker
- Splintsikker plast

[Klikk her for å se 2-pin](#)
[Klikk her for å se 4-pin](#)

PLL HF / EM MAINS



- Utvidet HF-lyskildeutvalg
- Omfattende ballastkompatibilitet
- Ny EM/strømnett-serie [EM-ettermontering og direkte strømnett gjelder]
- Opptil 56 % mer energieffektive enn konvensjonelle kompaktlysrør
- Effektivitet på opptil 140 lm/W
- Glassdesign

[Klikk her for å se alle produktene](#)


PLS EM



- 2-pins-lyskilde EM-serie
- Opptil 54 % mer energieffektive enn konvensjonelle kompaktlysrør
- Effektivitet på opptil 110 lm/W
- Splintsikker plast

[Klikk her for å se alle produktene](#)

PLT HF




- Ny PLT HF ettermonteringsfamilie
- Opptil 63 % mer energieffektive enn konvensjonelle kompaktlysrør
- Effektivitet på opptil 120 lm/W
- Roterende endestykker
- Omfattende ballastkompatibilitet
- Splintsikker plast



Nyt lave eierkostnader nå!

CorePro PL LED-lyskilder er designet for å redusere dine totale eierkostnader med lave energikostnader, en pålitelig 30 000 timers levetid og en tilbakebetalingstid på mindre enn 2 år.

[Les mer her >](#)



En enkel ettermonteringsløsning





CorePro PL LED-lyskilder er enkle å installere og krever ikke bygge- eller modifikasjonsarbeid fordi de bruker en lignende formfaktor. Serien inkluderer både 2-pins (EM) og 4-pins (HF) lyskilder, for å passe pent inn i eksisterende armaturer. 2-pins-lyskildene er kompatible med elektromagnetiske forkoblinger. Sjekk ballastkompatibilitetslisten på nettsiden vår.

Lys der du trenger det mest

PLC- og PLT-lyskilder har en roterende endekapsel som gjør det enkelt å rette lyset dit du vil ha det. Du kan snu lyskilden fra -45° til $+90^\circ$, noe som sikrer maksimal kompatibilitet med designen til alle armaturene du trenger å installere. Dette betyr at du kan optimere fordelingen av lyset der det trengs mest.



Velg riktig PL LED-lyskilde for alle bruksområder

Bruksområder	CorePro PLS	CorePro PLC	CorePro PLT	CorePro PLL
 Kontor/skole/helsevesen, brennetimer: vanligvis 12 timer/dag		✓		✓
 Korridorer/ganger, brennetimer: 12 timer/dag til 24/7	✓	✓	✓	
 Detaljhandel/serveringsste- der/bakeri, brennetimer: 12 timer/dag til 24/7	✓	✓	✓	✓
 Private hjem, brennetimer: vanligvis 12 timer/dag		✓	✓	



Finn den riktige PL LED-lyskilden for alle bruksområder og behov ved å bruke vår praktiske produktsøker:
www.lighting.philips.no/produkter/led-lysrør

Gjør deg klar til å spare energi og kostnader



Detaljhandel

Vakker belysning får frem det beste i produktene som vises og gjør handleopplevelse bedre for kundene. Men med lyskilder som brenner i opptil 18 timer i døgnet, ønsker matvareforhandlere løsninger som reduserer energi- og vedlikeholdskostnadene – og viser deres grønne legitimitet – i det beste lyset.



Konvensjonell PLL-lyskilde vs CorePro LED PLL-lyskilde

	Konvensjonell PLL 4P 36W	CorePro LED PLL 4P 16.5W	Konvensjonell PLL 4P 55W	CorePro LED PLL 4P 24W
Levetid	20 000 timer	30 000 timer	20 000 timer	30 000 timer
Lyskildeeffekt	36W	16.5W	55W	24W
Totale kostn./år/lyskilde*	ca. kr 600	ca. kr 280	ca. kr 900	ca. kr 400
Antall lyskilder	100			
Brenntimer/år	4000 timer			
Total besparelse/år		ca. kr 320		ca. kr 500
Tilbakebetalingstid		8.0 måneder		7.0 måneder
Total CO2-reduksjon gjennom LED-levetid		28350 kg		44100 kg
Tilsvarende utslipp absorbert av		1289 trær		2005 trær

Konvensjonell PLC-lyskilde vs CorePro LED PLC-lyskilde

	Konvensjonell PLC 2P 18W	CorePro LED PLC 2P 6.5W	Konvensjonell PLC 2P 26W	CorePro LED PLC 2P 8.5W
Levetid	10 000 timer	30 000 timer	10 000 timer	30 000 timer
Lyskildeeffekt	18W	6.5W	26W	8.5W
Totale kostn./år/lyskilde*	ca. kr 400	ca. kr 120	ca. kr 410	ca. kr 120
Antall lyskilder	100			
Brenntimer/år	4000 timer			
Total besparelse/år		ca. kr 275		ca. kr 290
Tilbakebetalingstid		4.7 måneder		5.0 måneder
Total CO2-reduksjon gjennom LED-levetid		22050 kg		23184 kg
Tilsvarende utslipp absorbert av		1002 trær		1054 trær

Konvensjonell PLT-lyskilde vs CorePro LED PLT-lyskilde

	Konvensjonell PLT 4P 26W	CorePro LED PLT 4P 9W	Konvensjonell PLT 4P 32W	CorePro LED PLT 4P 15W
Levetid	13 000 timer	30 000 timer	13 000 timer	30 000 timer
Lyskildeeffekt	26W	9W	32W	15W
Totale kostn./år/lyskilde*	ca. kr 470	ca. kr 170	ca. kr 545	ca. kr 260
Antall lyskilder	100			
Brenntimer/år	4000 timer			
Total besparelse/år		ca. kr 300		ca. kr 285
Tilbakebetalingstid		7.9 måneder		8.9 måneder
Total CO2-reduksjon gjennom LED-levetid		24696 kg		23310 kg
Tilsvarende utslipp absorbert av		1123 trær		1060 trær

Alle beregninger er basert på det europeiske gjennomsnittet på 34 Euro cent/kWh time. *Inkludert vedlikeholds- og lyskildebyttekostnader.
*CO2-gassutslipp basert på 0,42 kg/kWh. Basert på flere vitenskapelige litteratur kan et gjennomsnittlig fullvokst tre absorbere 22 kg CO2 per år.

Gjør deg klar til å spare energi og kostnader



Kontor

Med en lyseffekt på opptil 3100 lumen gir våre High Output LED-lysrør strålende lyskvalitet med den beste lumen per watt. Ultra Output LED-lysrør skinner med imponerende lys av høy kvalitet for å skape den mest komfortable atmosfæren som overholder alle kontornormer og likevel sparer energi.



Konvensjonell PLL-lyskilde vs CorePro LED PLL-lyskilde

	Konvensjonell PLL 4P 36W	CorePro LED PLL 4P 16.5W	Konvensjonell PLL 4P 55W	CorePro LED PLL 4P 24W
Levetid	20 000 timer	30 000 timer	20 000 timer	30 000 timer
Lyskildeeffekt	36W	16.5W	55W	24W
Totale kostn./år/lyskilde*	ca. kr 450	ca. kr 210	ca. kr 680	ca. kr 300
Antall lyskilder	100			
Brenntimer/år	4000 timer			
Total besparelse/år		ca. kr 240		ca. kr 375
Tilbakebetalingstid		10.6 måneder		9.4 måneder
Total CO ₂ -reduksjon gjennom LED-levetid		28350 kg		44100 kg
Tilsvarende utslipp absorbert av		1289 trær		2005 trær

Konvensjonell PLS-lyskilde vs CorePro LED PLS-lyskilde

	Konvensjonell PLC 2P 18W	CorePro LED PLC 2P 6.5W	Konvensjonell PLC 2P 26W	CorePro LED PLC 2P 8.5W
Levetid	10 000 timer	30 000 timer	10 000 timer	30 000 timer
Lyskildeeffekt	18W	6.5W	26W	8.5W
Totale kostn./år/lyskilde*	ca. kr 300	ca. kr 90	ca. kr 310	ca. kr 90
Antall lyskilder	100			
Brenntimer/år	4000 timer			
Total besparelse/år		ca. kr 210		ca. kr 220
Tilbakebetalingstid		3.6 måneder		6.7 måneder
Total CO ₂ -reduksjon gjennom LED-levetid		22050 kg		23184 kg
Tilsvarende utslipp absorbert av		1002 trær		1054 trær

Konvensjonell PLT-lyskilde vs CorePro LED PLT-lyskilde


	Konvensjonell PLT 4P 26W	CorePro LED PLT 4P 9W	Konvensjonell PLT 4P 32W	CorePro LED PLT 4P 15W
Levetid	13 000 timer	30 000 timer	13 000 timer	30 000 timer
Lyskildeeffekt	26W	9W	32W	15W
Totale kostn./år/lyskilde*	ca. kr 355	ca. kr 125	ca. kr 408	ca. kr 195
Antall lyskilder	100			
Brenntimer/år	4000 timer			
Total besparelse/år		ca. kr 230		ca. kr 215
Tilbakebetalingstid		10.5 måneder		11.8 måneder
Total CO ₂ -reduksjon gjennom LED-levetid		24696 kg		23310 kg
Tilsvarende utslipp absorbert av		1123 trær		1060 trær

Alle beregninger er basert på det europeiske gjennomsnittet på 34 Euro cent/kW time. *Inkludert vedlikeholds- og lyskildebyttekostnader.
*CO₂-gassutslipp basert på 0,42 kg/kW. Basert på flere vitenskapelige litteratur kan et gjennomsnittlig fullvokst tre absorbere 22 kg CO₂ per år.

Produktspesifikasjoner




CorePro LED PLC



Konvensjonelle kompaktlysror (CFL-ni)	El.nr	Beskrivelse LED-erstatting	LED	Lumen	Ballast	Fargetemperatur	El.nr
			W	lm		K	
MASTER PL-C 10W/827/2P	3820770	COREPRO LED PLC 4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM	3000	3821520
MASTER PL-C 10W/830/2P	3820766	COREPRO LED PLC 4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM	3000	3821520
MASTER PL-C 13W/827/2P	3820771	COREPRO LED PLC 4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM	3000	3821520
MASTER PL-C 13W/830/2P	3820767	COREPRO LED PLC 4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM	3000	3821520
MASTER PL-C 13W/840/2P	3820775	COREPRO LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4,5	475	EM	4000	3821305
MASTER PL-C 13W/840/4P	3820684	COREPRO LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4,5	500	EM	4000	3821301
MASTER PL-C 18W/827/2P	3820772	COREPRO LED PLC 6.5W 830 2P G24D-2	6,5	650	EM	3000	3815296
MASTER PL-C 18W/830 /2P	3820768	COREPRO LED PLC 6.5W 830 2P G24D-2	6,5	650	EM	3000	3815296
MASTER PL-C 18W/840/2P	3820776	COREPRO LED PLC 6.5W 840 2P G24D-2	6,5	700	EM	4000	3821328
MASTER PL-C 18W/865/2P	3820798	COREPRO LED PLC 6.5W 840 2P G24D-2	6,5	700	EM	4000	3821328
MASTER PL-C 26W/827/2P	3820773	COREPRO LED PLC 8.5W 830 2P G24D-3	8,5	950	EM	3000	3815298
MASTER PL-C 26W/830/2P	3820769	COREPRO LED PLC 8.5W 830 2P G24D-3	8,5	950	EM	3000	3815298
MASTER PL-C 26W/840/2P	3820777	COREPRO LED PLC 8.5W 840 2P G24D-3	8,5	1000	EM	4000	3821336
MASTER PL-C 13W/827/4P	3820672	COREPRO LED PLC 4.5W 830 4P G24Q-1	4,5	475	HF	3000	3821521
MASTER PL-C 13W/830/4P	3820673	COREPRO LED PLC 4.5W 830 4P G24Q-1	4,5	475	HF	3000	3821521
MASTER PL-C 18W/827/4P	3820674	COREPRO LED PLC 6.5W 830 4P G24Q-2	6,5	650	HF	3000	3815297
MASTER PL-C 18W/830/4P	3820675	COREPRO LED PLC 6.5W 830 4P G24Q-2	6,5	650	HF	3000	3815297
MASTER PL-C 18W/840/4P	3820685	COREPRO LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	4000	3821334
MASTER PL-C 26W/827/4P	3820676	COREPRO LED PLC 9W 830 4P G24Q-3	9	950	HF	3000	3815299
MASTER PL-C 26W/830/4P	3820677	COREPRO LED PLC 9W 830 4P G24Q-3	9	950	HF	3000	3815299
MASTER PL-C 26W/840/4P	3820686	COREPRO LED PLC 9W 840 4P G24Q-3	9	1000	HF	4000	3821338



CorePro LED PLS



Konvensjonelle kompaktlysror (CFL-ni)	El.nr	Beskrivelse LED-erstatting	LED	Lumen	Ballast	Fargetemperatur	El.nr
			W	lm		K	
MASTER PL-S 9W/827/2P	3820763	COREPRO LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	EM	3000	3820750
MASTER PL-S 9W/830/2P	3820723	COREPRO LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	EM	3000	3820750
MASTER PL-S 11W/827/2P	3820764	COREPRO LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	EM	3000	3820750
MASTER PL-S 11W/830/2P	3820725	COREPRO LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	EM	3000	3820750
MASTER PL-S 9W/840/2P	3820724	COREPRO LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	EM	4000	3821539
MASTER PL-S 11W/840/2P	3820726	COREPRO LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	EM	4000	3821539



CorePro LED PLL



Konvensjonelle kompaktlysror (CFL-ni)	El.nr	Beskrivelse LED erstatting	LED	Lumen	Ballast	Fargetemperatur	El.nr
			W	lm		K	
MASTER PL-L 18W/827/4P	3820782	CorePro LED PLL 8W 830 4P	8	960	EM/Mains	3000	3801083
MASTER PL-L 18W/830/4P	3820783	CorePro LED PLL 8W 830 4P	8	960	EM/Mains	3000	3801083
MASTER PL-L 18W/840/4P	3820784	CorePro LED PLL 8W 840 4P	8	1000	EM/Mains	4000	3801084
MASTER PL-L 24W/827/4P	3820792	CorePro LED PLL 12W 830 4P	12	1440	EM/Mains	3000	3801085
MASTER PL-L 24W/830/4P	3820793	CorePro LED PLL 12W 830 4P	12	1440	EM/Mains	3000	3801085
MASTER PL-L 24W/840/4P	3820794	CorePro LED PLL 12W 840 4P	12	1500	EM/Mains	4000	3843208
MASTER PL-L 36W/827/4P	3821702	CorePro LED PLL 16.5W 830 4P	16,5	2000	EM/Mains	3000	3801087
MASTER PL-L 36W/830/4P	3821703	CorePro LED PLL 16.5W 830 4P	16,5	2000	EM/Mains	3000	3801087
MASTER PL-L 36W/840/4P	3821704	CorePro LED PLL 16.5W 840 4P	16,5	2100	EM/Mains	4000	3801088
MASTER PL-L 55W/830/4P	3820831	CorePro LED PLL 24W 830 4P	24	3200	Mains	3000	3801089
MASTER PL-L 55W/840/4P	3820833	CorePro LED PLL 24W 840 4P	24	3400	Mains	4000	3801090
MASTER PL-L 18W/827/4P	3820782	COREPRO LED PLL 8W 830 4P 2G11	8	960	HF	3000	3801079
MASTER PL-L 18W/830/4P	3820783	COREPRO LED PLL 8W 830 4P 2G11	8	960	HF	3000	3801079
MASTER PL-L 18W/840/4P	3820784	COREPRO LED PLL 8W 840 4P 2G11	8	1000	HF	4000	3801080
MASTER PL-L 24W/827/4P	3820792	COREPRO LED PLL 12W 830 4P 2G11	12	1440	HF	3000	3801081
MASTER PL-L 24W/830/4P	3820793	COREPRO LED PLL 12W 830 4P 2G11	12	1440	HF	3000	3801081
MASTER PL-L 24W/840/4P	3820794	COREPRO LED PLL 12W 840 4P 2G11	12	1500	HF	4000	3801082
MASTER PL-L 36W/827/4P	3821702	COREPRO LED PLL 16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	3000	3821535
MASTER PL-L 36W/830/4P	3821703	COREPRO LED PLL 16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	3000	3821535
MASTER PL-L 36W/840/4P	3821704	COREPRO LED PLL 16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	4000	3821536
MASTER PL-L 55W/830/4P	3820831	COREPRO LED PLL 24W 830 4P 2G11	24	3200	HF	3000	3821537
MASTER PL-L 55W/840/4P	3820833	COREPRO LED PLL 24W 840 4P 2G11	24	3400	HF	4000	3821538



CorePro LED PLT



Konvensjonelle kompaktlysror (CFL-ni)	El.nr	Beskrivelse LED erstatting	LED	Lumen	Ballast	Fargetemperatur	El.nr
			W	lm		K	
MASTER PL-T 18W/830/4P	3820701	COREPRO LED PLT 6.5W 830 4P GX24Q-2	6,5	720	HF	3000	3843231
MASTER PL-T 18W/840/4P	3820702	COREPRO LED PLT 6.5W 840 4P GX24Q-2	6,5	800	HF	4000	3801092
MASTER PL-T 26W/830/4P	3820882	COREPRO LED PLT 9W 830 4P GX24Q-3	9	990	HF	3000	3843232
MASTER PL-T 26W/840/4P	3820883	COREPRO LED PLT 9W 840 4P GX24Q-3	9	1100	HF	4000	3843233
MASTER PL-T 32W/827/4P	3820826	COREPRO LED PLT 15W 830 4P GX24Q-3	15	1620	HF	3000	3843234
MASTER PL-T 32W/830/4P	3820884	COREPRO LED PLT 15W 830 4P GX24Q-3	15	1620	HF	3000	3843234
MASTER PL-T 32W/840/4P	3820885	COREPRO LED PLT 15W 840 4P GX24Q-3	15	1800	HF	4000	3843235
MASTER PL-T 42W/827/4P	3820709	COREPRO LED PLT 18.5W 830 4P GX24Q-4	18,5	2100	HF	3000	3843236
MASTER PL-T 42W/830/4P	3820714	COREPRO LED PLT 18.5W 830 4P GX24Q-4	18,5	2100	HF	3000	3843236
MASTER PL-T 42W/840/4P	3820728	COREPRO LED PLT 18.5W 840 4P GX24Q-4	18,5	2250	HF	4000	3801098

Ekte proffer velger Philips LED-belysning for:

De beste produktene

- Vi setter nye standarder for høykvalitetsprodukter som resulterer i mindre vedlikehold, færre tekniske småproblemer og styrker ditt rykte som en pålitelig belysningsekspert.
- Produktene våre er designet med tanke på enkel installasjon, noe som sparer deg for tid og penger.
- Fra tilkoblede belysningsløsninger til 3D-printede armaturer – med Philips får du LED-belysning som setter standarden i bransjen og som holder deg foran konkurrentene.

Den bredeste porteføljen

Uansett behov, uansett budsjett: Med vår komplette portefølje av belysningsprodukter med LED har du alltid den riktige løsningen for hånden.



En partner som forstår utfordringene du møter, sparer deg for tid.

Derfor tilbyr vi ikke bare en omfattende portefølje av LED-armaturer og -lyskilder, men også et par nyttige nettverktøy som gjør livet ditt enklere.



Installatørtjeneste

- All den nyeste produktinformasjonen
- Installasjonsvideoer og opplæring
- Lenker til alle verktøy
- og mer!



Kalkulator for totale eierkostnader

- Beregn den totale kostnaden for produktet ditt i noen få enkle trinn



Produktsøk

- Finn enkelt den perfekte LED-lyskilde eller armatur for ethvert budsjett og behov



LED-konverteringsverktøy

- Bruk verktøyet vårt til å hjelpe kunder med å bytte til Philips sine LED-er og få energibesparelser på opptil 75 %¹ innen 5 måneder²

¹ I følge Signify-modellerings- og markedsinformasjonsdata.
² Basert på Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8.



Signify, tidligere kjent som Philips Lighting, er verdensledende innen oppkoblede LED-lyssystemer, programvare og tjenester. Vi markedsfører stolt de beste lysmerkene i verden, inkludert Philips og Interact.

PHILIPS

Philips står for kvalitet og energieffektivitet innen belysning. I over 125 år har Philips-produkter vært i forkant av utviklingen. I dag er Philips anerkjent som det ledende merket innen belysning.

interact

Interact er navnet på vår IoT-programvare og -plattform som administrerer smarte lyssystemer og dataene som disse systemene samler inn. Smart, enkelt og skalerbart, Interact-programvare passer til en lang rekke bruksområder, fra små kontorer til hele byer.

**Vi tar sikte på å hjelpe deg å jobbe raskere, bedre, enklere.
Hvordan? Sjekk her:**

Lysere liv, bedre verden

Signify er 100 % karbonnøytral. siden september 2020.

Vi resirkulerer opptil 90 % av vårt produksjonsavfall.

Vi bruker 100 % fornybar strøm.

Vår papiremballasje for LED-lyskilder og -armaturer sparer over 500 000 kilo av plastavfall per år.

**Takk for at du velger Philips-produkter som tilbys av Signify.
Bli med oss på vårt oppdrag!**

Du og Signify – et pålitelig partnerskap

Tett samarbeid før, under og etter prosjekter er viktig for oss.

Våre lokale serviceteam sørger for at du alltid får kompetent støtte og informasjon du trenger.

Vi jobber tett med lokale grossister for å tilby deg fleksibel og levering til rett tid – og produkttilgjengelighet du kan stole på.

For å hjelpe deg med å holde deg på topp tilbyr **Signify Lighting Academy** et omfattende utvalg av pedagogiske ressurser for deg å utvide ekspertisen din og bli sertifisert.



© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.no/produkter/led-lysrør