



**Passa
al
LED**

Due nuovi regolamenti per garantire maggiore sostenibilità

In quanto partner affidabile ti forniamo tutte le informazioni necessarie sul **Regolamento del design ecocompatibile** (SLR) e sul **Regolamento sull'etichettatura energetica** (ELR) dell'Unione europea. Ti offriamo inoltre, una panoramica completa sulle alternative Philips per un passaggio semplice, rapido e sostenibile al LED.

Da settembre 2021 l'UE adotterà due nuovi regolamenti con l'obiettivo di incentivare la sostenibilità nel settore dell'illuminazione. Infatti, attraverso l'adozione dei nuovi sistemi e prodotti LED per l'illuminazione, sarà possibile migliorare ulteriormente il risparmio energetico.

La normativa non farà più differenza tra moduli, lampade e apparecchi di illuminazione, ma parlerà di sorgenti luminose, di conseguenza la valutazione dell'efficienza energetica sarà effettuata solo attraverso di esse. Inoltre, le caratteristiche rilevanti dei prodotti verranno documentate anche nel database EPREL (European Product Database for Energy Labelling).

Regolamento sul design ecocompatibile. Migliore performance per i prodotti

- Ottimizzazione del design delle sorgenti luminose. L'alimentatore di controllo sarà separato e in questo modo sarà possibile migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità del prodotto.
- I prodotti che non soddisfano i requisiti saranno ritirati dal mercato (come descritto nella pagina seguente)
- Le installazioni di illuminazione dovranno essere rinnovate con nuove sorgenti luminose a efficienza energetica

Regolamento sull'etichettatura energetica. Coinvolgimento dei cittadini attraverso l'informazione

- La normativa introduce una nuova etichetta energetica che aiuta i consumatori a scegliere prodotti più efficienti dal punto di vista energetico
- La nuova scala riflette il grado di efficienza di un prodotto. La classifica da A a G cambierà sulla base dei nuovi requisiti di efficienza



Per assicurare trasparenza,
efficienza, sostenibilità
e un futuro più verde

Passare al LED non è mai stato così semplice

I prodotti che non garantiscono l'efficienza minima richiesta dal Regolamento del design ecocompatibile non saranno più realizzati o commercializzati a partire dalle date indicate sotto. Consulta questa panoramica per scoprire quali sono i prodotti impattati e per quali lampade è garantita una sostituzione LED Philips.

Prodotti interessati	Ritiro graduale*		Alternative LED Philips
	Sett. 2021	Sett. 2023	
 Lampade fluorescenti compatte CFLi (E14, E27, ecc.) con reattore integrato			
 Lampade alogene a bassa tensione MR16/11 e R111			
 Lampade alogene ad alta tensione R7s >2700 lm			
Continuazione prod.: R7s <2700 lm			
 Lampade GLS T22/T25 (ad esempio, utilizzate per frigoriferi e macchine da cucire)			
Continuazione prod.: lampade per forni			
 Capsule alogene G9 / G4 / GY6.35			
Continuazione prod.: lampade per forni			
 Lampade fluorescenti lineari T12			
 Lampade fluorescenti lineari T8 600 mm, 1200 mm, 1500 mm			
Continuazione prod.: lampade T5/HID			
Continuazione prod. altre lampade			
 Lampade termiche a infrarossi (rosse e trasparenti) – tipi GLS PAR38 e R/BR			
 Luce notturna Deco – T17/T25 (<60 lm)			
 GLS treni/ELV barche 40/60 W			

* I prodotti già presenti sul mercato potrebbero essere comunque venduti dopo queste date, fino a esaurimento scorte

Dall'illuminazione tradizionale al LED

La gamma dei prodotti Philips per l'illuminazione LED offre soluzioni di altissima qualità che sono in grado di adattarsi in modo semplice a qualsiasi tipo di applicazione. Inoltre, il nostro brand è in grado di fornire il massimo supporto prima, durante e dopo l'esecuzione del progetto.

Passare al LED non è mai stato così semplice! Nelle pagine successive troverai un elenco di alternative LED Philips, efficienti e convenienti per tutte le lampade che non saranno più in commercio a partire da settembre 2021.

Genie		CorePro LED Bulb & Luster (Plastica)		CorePro LED Bulb & Luster (Vetro)	
Lampada tradizionale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
Genie		CorePro LED		CorePro LED	
8W WW E14 220-240V 1PF/6	GEN8E14	Luster ND 5-40W E14 827 P45 FR	CORELUS40E14G2	Luster ND4.3-40W E14 827P45FRG	INCALUS40E14G2
8W WW E27 220-240V 1PF/6	GEN8	Luster ND 5-40W E27 827 P45 FR	CORELUS40G2	Bulb ND4.5-40W E27 A60 827FR G	INCALED40G2
8W CDL E27 220-240V 1PF/6	GEN8CDL				
11W WW E14 220-240V 1PF/6	GEN11E14	Luster ND 7-60W E14 827 P48 FR	CORELUS60E14G2	Luster ND6.5-60W P45 E14827FRG	INCALUS60E14G2
11W CDL E14 220-240V 1PF/6	GEN11E14CDL	Luster ND 7-60W E14 865 P48 FR	CORELUS60865G2	Luster ND6.5-60W P45 E14865FRG	INCALUS60865G2
11W WW E27 220-240V 1PF/6	GEN11	Luster ND 7-60W E27 827 P48 FR	CORELUS60G2	Bulb ND 7-60W E27 A60 827FR G	INCALED60G2
11W CDL E27 220-240V 1PF/6	GEN11CDL				
14W WW E27 220-240V 1PF/6	GEN14	Luster ND 7-60W E27 827 P48 FR	CORELUS60G2	Bulb ND 7-60W E27 A60 827FR G	INCALED60G2
14W CDL E27 220-240V 1PF/6	GEN14CDL	Bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	CORE60865		
18W WW E27 220-240V 1PF/6	GEN18	Bulb ND 11-75W A60 A60 827	CORE75830	Bulb ND8.5-75W E27 A60 827FR G	INCALED75G2
18W CDL E27 220-240V 1PF/6	GEN18CDL	Bulb ND 10-75W A60 E27 865	CORE75865		
23W WW E27 220-240V 1PF/6	GEN23	Bulb ND 13-100W A60 E27 827	CORE100830	Bulb ND10.5-100W E27A60 827FRG	INCALED100G2
23W CDL E27 220-240V 1PF/6	GEN23CDL	Bulb ND 12.5-100W A60 E27 865	CORE100865		

* Validità dal 15 settembre 2021



Economy Twister



CorePro LED Bulb (Plastica)



CorePro LED Bulb (Vetro)

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
Economy Twister		CorePro LED bulb		CorePro LED bulb	
8W CDL E14 220-240V 1PF/6	TORN8CDLE14				
8W CDL E27 220-240V 1PF/6	TORN8CDL	ND 5-40W A60 E27 865	CORE40865		
12W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN12WW	ND 5.5-40W A60 E27 830	CORE60830	ND4.5-40W E27 A60 827FR G	INCALED60G2
12W CDL E27 1PF/6	TORN12CDL	ND 10-75W A60 E27 865	CORE60865		
12W WW E14 220-240V 1PF/6	TORN12WWE14				
12W CDL E14 1PF/6	TORN12CDLE14				
15W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN15WW	ND 11-75W A60 E27 830	CORE75830	ND8.5-75W E27 A60 827FR G	INCALED75G2
15W CDL E27 1PF/6	TORN15CDL	ND 10-75W A60 E27 865	CORE75865		
20W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN20WW	ND 13-100W A60 E27 830	CORE100830	ND10.5-100W E27A60 827FRG	INCALED100G2
20W CDL E27 1PF/6	TORN20CDL	ND 12.5-100W A60 E27 865	CORE100865		
23W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN23WW	ND 13-100W A60 E27 830	CORE100830	ND10.5-100W E27A60 827FRG	INCALED100G2
23W CDL E27 1PF/6	TORN23CDL	ND 12.5-100W A60 E27 865	CORE100865		



Tornado



CorePro LED bulb (Plastica)



CorePro LED bulb (Vetro)

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
Tornado T2		CorePro LED bulb		CorePro LED bulb	
T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y8	ND 5.5-40W A60 E27 830	CORE40830	ND4.5-40W E27 A60 827FR G	INCALED40G2
T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	MTOR12Y8E14			ND4.3-40W E14 827P45FRG	INCALUS40E14G2
T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y12	ND 8-60W A60 E27 830	CORE60830	ND 7-60W E27 A60 827FR G	INCALED60G2
T2 12W CDL E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y12CDL	ND 7.5-60W A60 E27 865	CORE60865		
T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	MTOR12Y12E14			ND6.5-60W P45 E14827FRG	INCALUS60E14G2
T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	MTOR12Y12E14CDL			ND6.5-60W P45 E14865FRG	INCALUS60865G2
T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y15	ND 10-75W A60 E27 830	CORE75830	ND8.5-75W E27 A60 827FR G	INCALED75G2
T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y15CDL	ND 10-75W A60 E27 865	CORE75865		
T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y20	ND 13-100W A60 E27 830	CORE75830	ND10.5-100W E27A60 827FRG	INCALED100G2
T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y20	ND 12.5-100W A60 E27 865	CORE100865		
T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y23	ND 13-100W A60 E27 830	CORE100830	ND10.5-100W E27A60 827FRG	INCALED100G2
T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	MTOR12Y23CDL	ND 12.5-100W A60 E27 865	CORE100865		
T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	MTOR8Y32			ND17-150W E27 A67 827 CLG	INCALED150G2
T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	MTOR8Y32CDL			ND 150W E27 A67 865 FR G	INCALED150865G2

* Validità dal 15 settembre 2021



Tornado High Lumen



TrueForce Core LED (Plastica)



CorePro LED bulb (Vetro)

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
Tornado High Lumen		TrueForce Core		CorePro LED bulb	
45W WW E27 1CT/6	HTORN45WW	HB MV ND 30W E27 830 G3	COREHPI35830G2	ND 200W E27 A95 827 FR G	INCALED200G2
45W CDL E27 1CT/6	HTORN45CDL	HB MV ND 30W E27 840 G3	COREHPI35840G2	ND 200W E27 A95 865 FR G	INCALED200865G2
60W WW E27 1CT/6	HTORN65WW	HB MV ND 35W E27 830 G3	COREHPI42830G2		
60W CDL E27 1CT/6	HTORN65CDL	HB MV ND 35W E27 840 G3	COREHPI42840G2		
75W WW E40 1CT/6	HTORN75WW				
75W CDL E40 1CT/6	HTORN75CDL				



Lampadina tubolare T25



CorePro LED T25 (Plastica)



CorePro LED bulb (Vetro)

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
Tubular and appliance		CorePro LED T25		CorePro LED classic	
15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	15220T25	ND 1.7-15W E14 827	LEDT25SM15P	25W T25L E14 CL ND RF 1PF/12	PHIT25CL25
20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	20T22				
25W E14 230-240V T25 CL MWO 1BL/10	25T25MWB1				



AR111



Master LED spot

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
Alu111		MAS LED ExpertColor	
50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	14635	11-50W 927 AR111 24D	MLR1115092724X2


MR16


CorePro LED spots


Master Value LED spots

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
MR16		CorePro LED spot		MAS LED spot	
Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	42493860				
Brill 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	43075560	ND 4.4-35W MR16 827 36D	CLAGU1035830G2D	VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	MLVGU533593036
Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	42519560			VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	MLVGU535093060
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	58839000	ND 2.9-20W MR16 827 36D	CLAGU5320827G2		
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	58842000	ND 4.4-35W MR16 827 36D	CLAGU5335827G2	VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	MLVGU533593036
Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	58845100	ND 7-50W MR16 830 36D	CLAGU535083036	VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	MLVGU535093036


MR16


Master LED spots

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
MR16		MAS LED ExpertColor	
Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	42493860	6.5-35W MR16 930 24D	MLGU533593024X2
Brill 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	43075560	6.5-35W MR16 930 36D	MLGU533593036X2
Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	42519560	6.5-35W MR16 930 60D	MLGU533593060X2


MR11


CorePro LED spot


Master LED spot

Ritiro graduale	Codice locale	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*	Soluzione LED raccomandata	Codice locale*
MR11		CorePro LED spot		MAS LED spot	
Hal-Dich 4y 20W GU4 12V 30D 2BC/10	ECO20PDB24Y	2.3-20W 827 MR11 36D	CLAGU42036	LV 3.5-20W 827 MR11 24D	MLGU420827


Linear


CorePro LED linear

Phase out	Codice locale*	LED recommendation	Codice locale*
		CorePro LED linear	
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	ECO160ESPLUSB1	D 17.5-150W R7S 118 830	CORER7S150830D
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	160ESPLUS	D 17.5-150W R7S 118 830	CORER7S150830D

* Validità dal 15 settembre 2021



©2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify.

Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.