

PHILIPS

illuminazione LED



Catalogo Prodotti e Sistemi di illuminazione Professionale

2025-2026

brand by ©signify



La luce per ogni esigenza

Benvenuti in questa overview dei prodotti professionali Philips LED. Lampade e apparecchi a portata di mano e strumenti per farti risparmiare tempo - qui troverai tutto quello che è adatto alle tue esigenze e di cui hai bisogno.

Scegli l'illuminazione LED Philips:

- Nuovi standard per prodotti di alto livello e qualità, che richiedono meno manutenzione, riscontrano meno intoppi tecnici e rafforzano la tua reputazione di affidabile esperto di illuminazione.
- I nostri prodotti sono disegnati per un'installazione semplice, per salvare il tuo tempo e il tuo denaro.
- Da soluzioni di illuminazione connessa alle lampade 3D printing: con Philips si ottiene un'illuminazione LED che si dimostra essere il punto di riferimento nel settore e che ti permette di essere un passo avanti alla concorrenza.



PHILIPS

Signify, leader mondiale nell'illuminazione

Signify

Come leader mondiale nel settore dell'illuminazione, noi di Signify forniamo a professionisti e consumatori prodotti, sistemi e servizi di alta qualità. Trasformiamo i punti luce in fonti di dati per connettere più dispositivi, luoghi e persone attraverso la luce, ridefinendo ciò che la luce può fare e il modo in cui le persone la utilizzano. Le nostre innovazioni contribuiscono a rendere il mondo più sicuro, intelligente e sostenibile.

Offriamo un'ampia gamma di proposte di illuminazione grazie al nostro portafoglio multibrand, tra cui Philips, Interact, Color Kinetics e molti altri.



PHILIPS

Signify vanta un grande portafoglio multibrand di illuminazione a livello globale.



PHILIPS

Philips rappresenta la qualità e l'efficienza energetica nell'illuminazione. Da oltre 125 anni i prodotti Philips sono all'avanguardia nell'innovazione. Philips è attualmente riconosciuta come il Certificazione leader nel settore dell'illuminazione.

interact
by @signify

Interact è il Certificazione della nostra piattaforma IoT e del software che gestisce i sistemi di illuminazione intelligente e i dati da essi raccolti. Semplice e scalabile, il software Interact può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, dai piccoli uffici a intere città.

PHILIPS dynalite

Philips Dynalite supporta lo sviluppo di edifici intelligenti in tutto il mondo da oltre 35 anni grazie alla sua gamma di sistemi di controllo per l'illuminazione connessa. Oltre ai controlli, Philips Dynalite consente l'integrazione degli strumenti necessari per dare vita al tuo prossimo progetto.



Color Kinetics è il Certificazione di Signify per sistemi di illuminazione architettonica dinamica. Queste soluzioni dinamiche per esterni ed interni consentono ai professionisti dell'illuminazione di sviluppare progetti unici, rendendo l'ordinario davvero straordinario.

@signify NatureConnect

La soluzione di illuminazione NatureConnect di Signify si basa su comprovati principi di progettazione biofilica per riconnettere gli ambienti chiusi al mondo esterno. Simula i modelli di luce naturale per creare ambienti sani e stimolanti.



I nostri sistemi Trulifi modulano le onde luminose per trasmettere dati. Una chiave USB collegata a un laptop o tablet riceve i dati e li restituisce a un ricetrasmittitore. Sfruttando l'infrastruttura di illuminazione, i clienti Trulifi ottengono il meglio da entrambi i mondi: luce Philips di eccellente qualità e una connessione wireless affidabile, sicura e ad alta velocità.

@signify BrightSites

BrightSites di Signify è una soluzione completa, wireless e scalabile, conveniente e sostenibile, capace di accelerare la trasformazione digitale delle città.



Certificazione leader nell'illuminazione, con la più recente tecnologia LED garantisce un'eccellente qualità della luce, lunga durata e un elevato grado di efficienza per un risparmio immediato per un futuro più sostenibile.



Guidati da un'innovazione responsabile

Signify e il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sono guidati da una passione condivisa per l'innovazione responsabile e dal desiderio di spingersi oltre i limiti. Le nostre innovazioni nel campo dell'illuminazione sostengono l'ambizione del team di diventare campioni anche nella sostenibilità, migliorando il benessere e le prestazioni dei piloti e degli ingegneri, offrendo ai fan esperienze indimenticabili.

Scopri di più sulla partnership, le soluzioni e i servizi di illuminazione

signify.com/it-it/partnership



Signify è Official Lighting Partner di Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team



Official Lighting Partner



Nomenclatura dell'illuminazione per esterni

Descrizione generale di un apparecchio per illuminazione LED

BGP670 LW10 LED24-4S/740 PSDD I DDF27 KC DGR DM10 SRG10 32/48

Famiglia Telegestione Pacchetto lumen Tonalità Driver Classe di isolamento Opzioni di controllo/regolazione Altre opzioni Colore del corpo Ottica Altri Accoppiamento

Telegestione

LWCO	Applicazione Connect con X anni di messa in servizio	LW5	Applicazione Connect con 5 anni di messa in servizio
LW1	Applicazione Connect con 1 anno di messa in servizio	LW10	Applicazione Connect con 10 anni di messa in servizio

Emissione

LEDxx Emissione del modulo di XX00 lm (es.: LED10 -> 1000 lm, LED30 -> 3000 lm, LED400 -> 40000 lm)

*LEDxx-4S indica Ledgine Optiperfect

Tonalità

740	CRI > 70 e TC=4000K	840	CRI > 80 e TC=4000K
757	CRI > 70 e TC=5700K	857	CRI > 80 e TC=5700K
830	CRI > 80 e TC=3000K	957	CRI > 90 e TC=5700K

Driver

PSD	Driver con regolazione DALI
PSDD	Driver con regolazione con DynaDimmer
PSA	Driver con regolazione con AmpDim
PSM	Driver con regolazione da quadro Coded Mains
PSD-SR	Driver con regolazione DALI-SR (System Ready)

Classe

I	Con almeno un isolamento e una messa a terra
II	Con doppio isolamento o isolamento rinforzato senza messa a terra.

Nomenclatura dell'illuminazione per interni

Descrizione generale di un apparecchio per illuminazione LED

RS751B LED39S/840 PSE-E WB WH W ELB1 RML

Famiglia Pacchetto lumen del Sistema Temperatura del colore Driver Ottica Colore Connettore Emergenza Altri

Famiglia

Introduzione alla nomenclatura della famiglia
(indicazione della categoria di prodotto)

BN	Regletta
BY	Highbay
CR	Camere Bianche
DN	Downlight
GD	Gridlight
LL	Linee di luce (per binari)
RC	Apparecchio a incasso
RS	Prodotto ad incasso
SM	Apparecchio a plafone
SP	Apparecchio a sospensione
ST	Proiettore
WL	Apparecchio a parete
WT	Stagna
PT	Apparecchio Pendente/Sospeso

Ultima lettera della nomenclatura della famiglia
(indica il tipo di montaggio)

B	Incasso
C	Incassato
P	Sospeso
S	Speciale (Maxos fusion)
T	A binario (3C)
V	Variante
W	A parete (superficie)
X	Integrato (in riferimento al sistema Maxos Fusion o ai sistemi di controllo)
Z	Accessori esterni

Pacchetto lumen del Sistema


LEDxxS Flusso del sistema xx00lm (es: LED39S -> 3900lm, LED27S -> 2700lm)

Scegli la soluzione migliore

Gamma Apparecchi LED	Specification interact ready.	CoreLine Interact Ready interact ready.	CoreLine	Ledinaire
Proposizione 	Performance elevate e illuminazione connessa con Interact. Pensati per grandi progetti dove integrare illuminazione e sistemi di controllo	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro	Adatto ad ogni progetto in cui la luce è davvero importante	Gamma di prodotti affidabili e convenienti per progetti quotidiani
Qualità della luce 				
Prezzo 	€€€€€€€	€€€€€€€	€€€€€€€	€€€€€€€
Durata di vita 	Fino a 100 000h L80	Fino a 100 000h L80	Fino a 100 000h L80	Fino a 50 000h L80
Garanzia 	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni

Gamma Lampade LED	Master Connect interact ready.	MASTER	Master Value	CorePro e EcoFit
Proposizione 	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro	Le migliori prestazioni della categoria per qualsiasi ambito applicativo	Prestazioni elevate adatte ad applicazioni complesse che richiedono un utilizzo intenso	Gamma di prodotti affidabili e convenienti per progetti quotidiani
Qualità della luce 				
Prezzo 	€€€€€€€	€€€€€€€	€€€€€€€	€€€€€€€
Durata di vita 	50 000 50 000 + informazioni sulla durata di vita rimanente	50 000/100 000	50 000	30 000
Garanzia 	5 anni	10 anni/5 anni	5 anni	2 anni (Ecofit) / 3 anni (CorePro)

Pannelli, incassi e plafoniere

 CoreLine Interact Ready - Pannello Gen6 22	 CoreLine Interact Ready - Incasso Gen4 24	 CoreLine Interact Ready - Plafone Gen4 25
 CoreLine Pannello Gen6 22	 CoreLine Incasso Gen4 25	 CoreLine Plafone Gen4 26
 Ledinaire Pannello Gen5 23	 Ecoset Uffici 24	 Ledinaire Plafone Gen2 26

Plafoniere da parete (Wall mounted)

 CoreLine Interact Ready Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In 27
 CoreLine Parete (Wall- Mounted) Gen3 All_In 27
 Ledinaire Parete (Wall- Mounted) Gen3 All_In 27

Downlight

 CoreLine Interact Ready Downlight Gen5 28	 CoreLine Interact Ready SlimDownlight Gen3 28
 CoreLine Downlight Gen5 29	 CoreLine Slim downlight Gen3 30
 Ledinaire Downlight - DeepRecessed 30	 Ledinaire SlimDownlight Gen4 31

Spot incasso e proiettori da interno

 CoreLine Interact Ready Recessed Spot Gen2 32		
 CoreLine Recessed Spot Gen2 32	 CoreLine Proiettore Gen2 33	 CoreLine Incasso Spot, Proiettore - Accessori 33
 Ledinaire Incasso ClearAccent All-in 34		

 Edificio pubblico
 Esterno
 Hospitality
 Industria
 Interni
 Negozio
 Parcheggio
 Stradale
 Ufficio
 Urbano

Proiettori industriali (High-Bay)

 CoreLine Interact Ready HighBay Gen5  35		
 CoreLine HighBay Gen5  35	 CoreLine HighBay Gen6  36	 CoreLine High-Bay Gen5 - Accessori 37
 Ledinaire High-Bay Gen3  38	 Ledinaire High-Bay Gen3 - Accessori 38	

Stagne (Waterproof)

 CoreLine Interact Ready Stagna WT120C   39			
 CoreLine Stagna WT120C   39	 Coreline stigma WT120C - Accessori   40	 CoreLine Stagna tubolar WT210C   43	 Ledinaire Stagna WT065C   41
 EcoSet Parcheggio - Ledinaire Stagna WT075C   41	 Ledinaire Stagna WT060C   42	 Ledinaire Stagna Vuota WT050C   42	 Ledinaire Stagna WT065 con Emergenza compat. con EL kit   43



Reglette

 CoreLine Interact Ready - Regletta Gen3   44	
 CoreLine Regletta Gen3   44	 CoreLine Regletta - Accessori 45
 Ledinaire Regletta BN021C   45	

Proiettori da esterni (Floodlight)

 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - large  46	 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - medium  46	 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - small Gen2  46
 Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) ALL-IN  47	 Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) SOLAR  47	 Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) HIGH WATTAGE  47

Armature stradali

 AluRoad Gen2 49		
 CoreLine Malaga - armatura stradale 49	 CoreLine Malaga - armatura stradale - Accessori 49	

Accessori Interact

 Interact Pro - Gateway 50	 Interact Pro - Pulsanti a parete 50	 Interact Pro - Sensori 50
---	--	---

Strisce LED

 MASTER LED Strip 54		
 CorePro LED Strip 54	 Accessori LED Strip 55	 Driver LED Strip 55

Bulbi, globo, candele e sfere

 MASTER LED Bulbo chiaro Classe A 58	 MASTER LED Bulbo smerigliato Classe A 58	 MASTER LED Candela & Sfera Classe A 63	
 MASTER LED Bulbo 59	 MASTER LED candela & sfera 64		
 MASTERValue Bulbo 59	 MasterValue Globo 62	 MasterValue LED candela & sfera 64	 LED Speciali T25 68
 LED Dusk to Dawn 68			
 CorePro LED Bulbo 60	 CorePro LED Bulbo 61	 CorePro Bulbo 62	 CorePro Globo 63
 CorePro LED candela & sfera 65	 CorePro LED candela & sfera 66	 CorePro LED candela & sfera 67	




Spot

 MASTERconnect LEDspot GU10  69			
 MASTER LEDspot Ultra Efficiente GU10  69			
 MASTER LEDspot ExpertColor MV  69	 MASTER LEDspot MV  70	 MASTER LEDspot ExpertColor LV  71	 MASTER LEDspot LV  72
 MASTER LEDspot ExpertColor AR111  73	 MASTER LEDspot PAR  74	 MASTER LEDspot VALUE LV  72	
 CorePro LEDspot MV  70	 CorePro LEDspot LV  73	 CorePro LEDspot PAR38  74	 Riflettori CorePro LEDspot  75
 CorePro LEDcapsule LV  76	 CorePro LEDcapsule MV  76	 CorePro LEDlinear MV  77	

TrueForce

 TrueForce MASTER LED SON-T UE Tensione di rete 220-240  83			
 TrueForce LED Industria e Retail (Highbay - HPI/SON/HPL) - Universal P. & P. 220-240 e r.e.  80	 TrueForce LED HPL Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico  80	 TrueForce LED SOX Tensione di rete 220-240  81	 TrueForce LED Public (Road - SON) Con reattore elettromagnetico  82
 TrueForce Core LED Industria e Retail (Highbay - HPI/SON/HPL) Tensione di rete 220-240  80	 TrueForce CorePro LED HPL Tensione di rete 220-240  81	 TrueForce Core LED SON-T Tensione di rete 220-240  83	

PL

 CorePro LED PL-S 2P EM/Mains  84	 CorePro LED PL-T 4P HF  84	 CorePro LED PL-L EM/mains  84	 CorePro LED PL-L 4P HF  85
 CorePro LED PL-C 2P EM/Mains  85	 CorePro LED PL-C 4P HF/Mains  85		

Tubi

 MASTERconnect Interact Ready LEDtubes EM/Mains     90			
 MASTER LED Tubo Classe A EM/ Mains     90			
 MASTER LEDtube UE CLASSE B EM/Mains      90	 MASTER LEDtube EM/Mains      91	 MASTER LEDtube InstantFit HF      91	 Starter di accensione 94
 MASTER LEDtube T5 InstantFit HF      95	 MASTER LEDtube T5 Mains HF      96		
 MASTER Value LEDtube EM/ Mains      92			

CorePro LEDtube Universal T8 93	CorePro LEDtube EM/Mains 93	Ecofit LEDtube EM/Mains 94	CorePro LEDtube T5 HF 97
Altri tubi LED 97			

Dove l'illuminazione incontra l'IoT

interact



interact

Quali sono i benefici che il tuo business può trarre dall'illuminazione smart?

L'illuminazione smart consente alle PMI di creare luoghi di lavoro più confortevoli, sicuri e produttivi, promuovendo il risparmio energetico e raggiungendo al contempo i target di sostenibilità.

Per consentire alle PMI di sfruttare i benefici dell'illuminazione connessa, abbiamo introdotto il nuovo sistema scalabile Interact Pro, una soluzione wireless capace di adattarsi perfettamente ad ogni esigenza delle piccole e medie imprese. Il sistema scalabile Interact Pro è composto da tre livelli applicativi, partendo da un primo e semplice step di illuminazione connessa fino a raggiungere i più completi benefici dell'IoT.


Un'illuminazione connessa ancora più smart

- Adatto per qualsiasi tipo di lavoro o progetto.
- Ideale per uffici, zone industriali, magazzini, scuole e tante altre aree applicative.
- Compatibile con un'ampia gamma di apparecchi e lampade Philips Interact Ready, sensori e accessori smart. Inoltre, è in grado di adattarsi ad ogni necessità applicativa. Il sistema è facile da installare e configurare, questo significa poter realizzare un progetto con più velocità e minore complessità di installazione.



Interact Pro per gli installatori

Rafforza la tua immagine di esperto di illuminazione professionale. Interact Pro ti offre un percorso professionale per i tuoi progetti di illuminazione connessa, riducendo i costi di installazione ed aumentando il risparmio. Dovrai solo installare i prodotti di illuminazione Interact Ready, scaricare l'app e configurare il sistema utilizzando una connessione Bluetooth. Semplice, intuitivo e senza cavi extra.



Dashboard Interact Pro

La dashboard di Interact Pro, attraverso l'utilizzo del gateway, consente a te e al tuo cliente di tenere traccia delle informazioni sullo stato del sistema, sul consumo energetico e sulle prestazioni dell'impianto di illuminazione. Le notifiche dei guasti in corso e l'accesso remoto ai dati in tempo reale consentono di ridurre i costi di servizio e i tempi di inattività.

Sistema scalabile interact Pro

illuminazione smart wireless che permette di ridurre i costi e la complessità di installazione

Il sistema scalabile Interact Pro è composto da tre livelli applicativi, partendo da un primo e semplice step di illuminazione connessa fino a raggiungere i più completi benefici dell'IoT.

Livello 1: Inizia in modo semplice con l'app e rete locale

- Installa apparecchi di illuminazione smart con sensori capaci di rilevare i movimenti e i livelli della luce;
- Connetti in modo semplice e veloce gli apparecchi di illuminazione e le lampade Philips Interact Ready con l'app intuitiva Interact Pro che funziona tramite Bluetooth;
- La configurazione è semplice e diretta: non c'è bisogno di cablaggio aggiuntivo o connessione a internet;
- Riduci il cablaggio e risparmi fino all'80% sui costi di installazione rispetto a sistemi più complessi;
- Risparmia fino al 75% del consumo energetico, grazie ai sensori in grado di modificare automaticamente l'illuminazione.

Componenti del sistema



Luci con alimentatore dotato di protocollo Wireless



Interact Pro app

Livello 2: Passa al controllo remoto aggiungendo il gateway

- Ottieni ulteriori vantaggi e funzionalità grazie ai benefici del Cloud;
- Pianifica e gestisci l'illuminazione attraverso il tuo smartphone, per garantire comfort e risparmio energetico;
- Diversi utenti possono connettersi al gateway per modificare le impostazioni e la programmazione;
- Accedi da remoto tramite app e dashboard per ottenere dati in tempo reale sull'utilizzo e sul consumo energetico;
- Chiara panoramica dei progetti installati e delle attività di tutti gli utenti.



Interact wireless gateway versione PRA

Componenti del sistema



Luci con alimentatore dotato di protocollo Wireless




Interact Pro app



Interact Pro portal

Livello 3: Ottimizza il tuo lavoro con interfacce ed il potenziale dell'IoT

- Ottieni l'accesso ai dati di occupazione e migliora la qualità dello spazio di lavoro, la sicurezza e la produttività.
- Integrazione con sistema BMS tramite protocollo BACnet o API.
- Ottimizza gli spazi con strumenti che consentono la prenotazione delle sale/scrivanie in tempo reale.
- Dashboard intuitiva che consente di confrontare i dati di consumo.
- Facilità di manutenzione con report sui guasti del prodotto.



Interact web application

Componenti del sistema



Luci con alimentatore dotato di protocollo Wireless



Interact Pro app



Interact wireless gateway versione PRE



Mobile apps Workspace and Space management

L'apparecchio LED perfetto per ogni tipo di esigenza

Trovare l'apparecchio di illuminazione giusto per applicazioni con esigenze e budget diversi è veramente facile grazie all'ampio portfolio di soluzioni LED Philips. Le nostre gamme Ledinaire, CoreLine e CoreLine Interact Ready ti permettono di avere sempre una soluzione di qualità al prezzo che desideri.



Elevata qualità grazie alla tecnologia LED, in grado di rispondere ad ogni esigenza e fornirti la migliore soluzione illuminotecnica.



Il design efficiente permette facilmente la sostituzione degli apparecchi esistenti senza la necessità di ulteriori adattamenti o riconfigurazioni.



Ottieni esattamente il risultato che prevedi e di cui hai bisogno. Questa è una promessa su cui puoi contare sempre!



Accessori per pannelli Coreline RC132V Gen6 e Ledinaire RC065B Gen5 e per versioni a incasso e plafone

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
RC159Z SMB W60L60	Cornice per montaggio a plafone 60x60 assemblaggio rapido	75214699	39,00
RC159Z SMB W30L120	Cornice per montaggio a plafone 30x120 assemblaggio rapido	75216099	46,00
RC059Z SMB W60L60	Cornice per montaggio a plafone 60x60	75217799	23,00
RC059Z SMB W30L120	Cornice per montaggio a plafone 30x120	75219199	31,00
RC159Z Suspension set SME-2 WH	KIT di sospensione per PSU, WIA e SIA (bipolare fase+neutro)	75251199	30,00
RC159Z Suspension set SME-3 WH	KIT di sospensione per PSU, WIA e SIA (tripolare)	75250499	48,00
RC159Z Suspension set SME-4 WH	KIT di sospensione per PSD DALI	75249899	50,00
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Kit staffe per montaggio su cotosoffitto in cartongesso	75248199	7,00
RC159Z Safety Cable	Cavo di sicurezza in acciaio	75247499	3,00

Ecoset Uffici

L80 50 000h L70 75 000h 1 PEZZO IP40/IP20 IK02 Eco Set Wireless					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Pannello Ledinaire EcoSet ESW - OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	3400	4000	28	51721999	105,00
Componenti del sistema					
EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	Sensore Ecoset per uffici, rilevazione presenza (IR) e luce naturale			73416699	98,00
EcoSet BLE IR Remote Controller	Telecomando di programmazione			73289699	60,00
EcoSet BLE Wall Switch	Interruttore wireless a parete, per accensione/spengimento e regolazione			73290299	105,00

ESW= sistema wireless EcoSet - OC= UGR≤19 - SC= cordino di sicurezza incluso

CoreLine Interact Ready - Incasso Gen4

NUOVO 1 PEZZO IP20/44 IK03					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	4000	3000	27,5	76417099	220,00
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	4000	27,5	76419499	220,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	4300	4000	28,5	76418799	250,00

WIA= driver wireless - OC= UGR≤19

CoreLine Incasso Gen4

NUOVO 1 PEZZO IP20/44 IK03					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76415699	129,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3400/4300/5700	3000	23/29/38.5	76412599	180,00
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76414999	180,00
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76416399	150,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	3400/4300/5700	3000	23/29/38.5	76411899	210,00
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76413299	210,00
KIT EMERGENZA					
EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	Compatibile con versioni Coreline recessed 60x60 30x120			79985400	130,00

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19

CoreLine Interact Ready - Plafone Gen4

NUOVO 1 PEZZO IP20 IK03					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	4000	3000	27,5	76425599	260,00
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	4300	4000	27,5	76426299	260,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1500					
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	4000	3000	27,5	76431699	310,00
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	4300	4000	27,5	76432399	310,00

WIA= driver wireless - OC= UGR≤19

CoreLine Plafone Gen4

NUOVO

L80
100000h

1 PEZZO

IP20

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 × 1200					
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76421799	150,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 × 1200					
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76422499	190,00
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	3400/4300/5700	3000	23/29/38.5	76423199	190,00
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38.5	76424899	205,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 × 1570					
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	3400/4300/6500	3000	22.5/29/43.5	76428699	190,00
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3600/4500/6800	4000	22.5/29/43.5	76427999	190,00
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3400/4300/6500	3000	22.5/29/43.5	76430999	240,00
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	3600/4500/6800	4000	22.5/29/43.5	76429399	240,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 320 × 1570					
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W32L157 OC	3600/4500/6800	4000	22.5/29/43.5	76435499	320,00
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W32L157 OC	3600/4500/6800	4000	22.5/29/43.5	76434799	300,00

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19

Ledinaire Plafone Gen2

NUOVO

L75
50000h

1 PEZZO

IP20

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 × 1200					
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400-4000	4000	28.0/34.0	76470599	104,33
OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 × 1200					
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400-4000	4000	28.0/34.0	76471299	133,44

PSU= versione statica on/off - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19

Plafoniera da parete (Wall-mounted)

CoreLine Interact Ready Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In

L80
50000h

1 PEZZO

IP65

IK10





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	1450 / 2400 / 4050	2700/ 3000/ 4000	29,0	30717099	215,00

WH= colore bianco - WIA= driver wireless

CoreLine Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In

L80
50000h

1 PEZZO

IP65

IK10





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1450 / 2400 / 4050	2700/ 3000/ 4000	da 11 a 29	30713299	115,00
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1450 / 2400 / 4050	2700/ 3000/ 4000	da 12 a 30	30714999	150,00
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4050	2700/ 3000/ 4000	29,0	30716399	255,00
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1450 / 2400 / 4050	2700/ 3000/ 4000	da 12 a 30	30715699	280,00

MDU= sensore di movimento - PSU= versione Statica - PSED= versione Dali + compatibilità con emergenza esterna - PSR= versione regolabile

Ledinaire Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In

L70
50000h

1 PEZZO

IP65

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro

DIAMETRO 300					
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1100 / 1700	3000/ 4000/ 6000	11 / 17	76746199	31,70
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1100 / 1700	3000/ 4000/ 6000	11 / 17	76747899	46,70

PSU= versione statica - MDU= sensore integrato

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	600	3000	6,0	35409599	90,00
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	630	4000	6,0	35064699	90,00
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	600	3000	6,0	96774199	375,00
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	630	4000	6,0	96773499	375,00
WL055V LED6S/830 PSU WH	600	3000	6,0	34941199	55,00
WL055V LED6S/840 PSU WH	630	4000	6,0	34942899	55,00

PSU= versione statica - PSR= versione regolabile - MDU= sensore integrato - WH= bianco - EL3= emergenza a bordo 3 ore

26

PHILIPS

PHILIPS

27

Apparecchi

Downlight

CoreLine Interact Ready Downlight Gen5



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 216 / FORO 200					
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	2350	3000	20,4	10911700	120,00
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	2350	4000	20,4	10913100	120,00
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	2250	3000	20,4	10912400	125,00
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	2250	4000	20,4	10914800	120,00
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	2350	3000	24,9	10915500	285,00
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	2350	4000	24,9	10917900	285,00
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	2250	3000	24,9	10916200	290,00
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	2250	4000	24,9	10918600	290,00

C= riflettore speculare - WR= riflettore bianco - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Interact Ready SlimDownlight Gen3



L70
50 000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
INCASSO DIAMETRO 162 / FORO 150					
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1100	3000	13	97638599	163,06
DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1000	4000	13	97640899	163,06
INCASSO DIAMETRO 215 / FORO 200					
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2100	3000	22,5	97642299	175,76
DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2100	4000	22,5	97644699	175,76

WR= colore bianco

CoreLine Downlight Gen5



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 162 / FORO 150					
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	1150	3000	10,4	10889900	115,00
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	1150	4000	10,4	10893600	115,00
DN142B 10S/830 PSD-E WR	1200	3000	10,4	10887500	110,00
DN142B 10S/840 PSD-E WR	1200	4000	10,4	10891200	110,00
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	1200	3000	10,4	10888200	120,00
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	1200	4000	10,4	10892900	120,00
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	1150	3000	10,4	10890500	125,00
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	1150	4000	10,4	10894300	125,00
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	1200	3000	14,9	10903200	275,00
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	1200	4000	14,9	10905600	275,00
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	1150	3000	14,9	10904900	280,00
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	1150	4000	14,9	10906300	280,00
DIAMETRO 216 / FORO 200					
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	2250	3000	20	10897400	125,00
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	2250	4000	20	10901800	125,00
DN142B 20S/830 PSD-E WR	2350	3000	20	10895000	120,00
DN142B 20S/840 PSD-E WR	2350	4000	20	10899800	120,00
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	2350	3000	20	10896700	130,00
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	2350	4000	20	10900100	130,00
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	2250	3000	20	10898100	135,00
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	2250	4000	20	10902500	135,00
DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	2350	3000	24,5	10907000	285,00
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	2350	4000	24,5	10909400	285,00
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	2250	3000	24,5	10908700	290,00
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	2250	4000	24,5	10910000	290,00
DIAMETRO 162 / FORO 150					
DN142B 10S/830 PSU-E WR	1100	3000	9,8	50305299	60,00
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	1100	3000	9,8	50304599	70,00
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	1100	3000	9,8	50303899	65,00
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	1100	3000	9,8	50302199	75,00
DN142B 10S/840 PSU-E WR	1100	4000	9,8	50301499	60,00
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	1100	4000	9,8	50300799	70,00
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	1100	4000	9,8	50299499	65,00
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	1100	4000	9,8	50298799	75,00
DIAMETRO 215 / FORO 200					
DN142B 20S/830 PSU-E WR	2350	3000	19,2	50297099	70,00
DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	2350	3000	19,2	50296399	80,00
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	2300	3000	19,2	50295699	75,00
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	2300	3000	19,2	50294999	85,00
DN142B 20S/840 PSU-E WR	2350	4000	19,2	50293299	70,00
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	2350	4000	19,2	50292599	80,00
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	2300	4000	19,2	50291899	75,00
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	2300	4000	19,2	50290199	85,00

UGR19= riflettore alluminio - WR= riflettore bianco - PSD-E= versione Dali con driver esterno - PSU= versione Statica - ELB3= emergenza a bordo 3 ore

CoreLine Slim downlight Gen3



L70
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20/44

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
INCASSO DIAMETRO 162/ FORO 150					
DN145B LED10S/830 PSU II WH	1100	3000	11	33947499	72,84
DN145B LED10S/840 PSU II WH	1100	4000	11	33948199	72,84
INCASSO DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2100	3000	21	33949899	87,40
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2100	4000	21	33950499	87,40
PLAFONE DIAMETRO 169 (IP 44)					
DN145C LED10S/830 PSU II WH	1100	3000	11	33951199	97,12
DN145C LED10S/840 PSU II WH	1100	4000	11	33952899	97,12
PLAFONE DIAMETRO 219 (IP 44)					
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2100	3000	21	33953599	116,56
DN145C LED20S/840 PSU II WH	2100	4000	21	33954299	116,56

Disponibili versioni Dali.
PSU= versione statica - WH= bianco

Ledinaire Downlight - DeepRecessed



L65
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 200					
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2400	3000	24	35402900	50,95
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	2400	4000	24	35404300	50,95
DIAMETRO 150					
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1200	3000	12	35398500	33,97
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	1200	4000	12	35400500	33,97

RD= rotondo

Ledinaire SlimDownlight Gen4



L65
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PSU - DIAMETRO 175/ FORO 150					
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1200	3000	12	46427800	17,25
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1200	4000	12	46429200	17,25
PSU - PLAFONE DIAMETRO 175					
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1200	3000	12	46447600	19,71
DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1200	4000	12	46449000	19,71
PSU - QUADRATO 175/ FORO 150					
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1200	3000	12	46439100	17,25
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1200	4000	12	46441400	17,25
PSU - DIAMETRO 225/ FORO 200					
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2000	3000	19	46433900	25,31
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2000	4000	19	46435300	25,31
PSU - PLAFONE DIAMETRO 225					
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2000	3000	19	46451300	28,93
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2000	4000	19	46453700	28,93

PSU= versione statica - RD= rotondo - SQ= quadrato

Spot incasso e proiettori da interno

CoreLine Interact Ready Recessed Spot Gen2



L70
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20/44

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	1280	3000	12	54822099	165,00
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	1320	4000	12	54823799	165,00

CoreLine Recessed Spot Gen2



L70
50 000h



1 PEZZO

IP

IP65/44

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FISSO - FORO 78 (IP 65)					
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	680	3000	7,2	54826899	65,00
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	720	4000	7,2	54827599	65,00
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	680	3000	7,2	93820599	75,00
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	720	4000	7	94166399	75,00
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	900	3000	10,2	54828299	78,00
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	950	4000	10,2	54829999	78,00
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	900	3000	10,2	93821299	80,00
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	1280	3000	12,3	54830599	85,00
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	1320	4000	12,3	54831299	85,00
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	1280	3000	12,3	93822999	90,00
ORIENTABILE - FORO 78 (IP 44)					
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	680	3000	7,2	54811499	68,00
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	720	4000	7,2	54813899	68,00
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	680	3000	7,2	54812199	78,00
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	720	4000	7,2	54814599	78,00
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	900	3000	10,2	54816999	80,00
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	950	4000	10,2	54818399	80,00
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	900	3000	10,2	54817699	82,00
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	950	4000	10,2	93818299	82,00
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	1280	3000	12,3	54819099	90,00
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	1320	4000	12,3	54821399	90,00
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	1280	3000	12,3	54820699	95,00
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	1320	4000	12,3	93819999	95,00
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	1280	3000	12,3	54824499	155,00
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	1320	4000	12,3	54825199	155,00

WH= colore bianco - ALU= alluminio - PSR= versione regolabile

CoreLine Incasso Spot - Accessori



L70
50 000h



1 PEZZO






Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Metel	Euro
MODULO LED				
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR	680	3000	54833699	60,00
RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR	720	4000	54834399	60,00
RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR	900	3000	54835099	65,00
RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR	950	4000	54836799	65,00

CoreLine Incasso Spot - Accessori



1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
CORNICE			
RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH	CORNICE A INCASSO BIANCA	93844199	10,00
RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK	CORNICE A INCASSO NERA	93845899	12,00
RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU	CORNICE A INCASSO ALLUMINIO	93846599	14,00
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE BIANCA	93847299	14,00
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE ALLUMINIO	93848999	20,00
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE NERA	93849699	17,00
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	CORNICE QUADRATA ORIENTABILE BIANCA	93850299	20,00
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	CORNICE QUADRATA ORIENTABILE ALLUMINIO	93851999	25,00

CoreLine Proiettore Gen2



L70
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FASCIO 25°					
ST151T LED30S/930 MB BK	3000	3000	30	52855099	108,50
ST151T LED30S/940 MB BK	3000	4000	27	52856799	108,50
ST151T LED30S/930 MB WH	3000	3000	30	52857499	108,50
ST151T LED30S/940 MB WH	3000	4000	27	52858199	108,50
FASCIO 38°					
ST151T LED30S/930 WB BK	3000	3000	30	52859899	108,50
ST151T LED30S/940 WB BK	3000	4000	27	52860499	108,50
ST151T LED30S/930 WB WH	3000	3000	30	52861199	108,50
ST151T LED30S/940 WB WH	3000	4000	27	52862899	108,50

BK= nero - WH= bianco - MB= fascio medio - WB= fascio ampio

CoreLine Proiettore - Accessori



1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07418399	35,00
ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07462699	35,00
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	14715499	35,00

GR= grigio - BK= nero - WH= bianco

Ledinaire Incasso ClearAccent All-in

NUOVO



L65
50000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
ORIENTABILE - DIAMETRO 89 / FORO 68					
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	2700K/3000K/4000K	6	20882700	26,67
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	2700K/3000K/4000K	6	20886500	26,67
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	2700K/3000K/4000K	6	20888900	26,67
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	2700K/3000K/4000K	6	20884100	26,67

PSR= versione regolabile - WH= bianco - BK= nero

34

PHILIPS

Proiettori industriali (High-Bay)

CoreLine Interact Ready HighBay Gen5



L85
50000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK05





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 393					
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	10500	4000	72	95590500	924,86
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	10500	4000	72	95591200	924,86
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	20000	4000	133	95592900	1.084,94
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	20000	4000	133	95593600	1.084,94
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	25000	4000	166	95594300	1.436,22
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	25000	4000	166	95595000	1.436,22
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	30000	4000	203	95604900	1.651,65
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	30000	4000	203	95605600	1.651,65

NB= fascio stretto - WB= fascio largo - SIA H4= driver sensor ready, apparecchio completo di sensore

CoreLine HighBay Gen5



L65 100000h
L85 50000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 290					
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	10500	4000	67	95566000	361,64
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	10500	4000	67	95567700	361,64
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	10500	6500	67	95574500	502,44
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	10500	6500	67	95575200	502,44
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	15000	4000	95	95596700	415,89
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	15000	4000	95	95597400	415,89
MEDIO - DIAMETRO 330					
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	10500	4000	72	95570700	649,20
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	10500	4000	72	95571400	649,20
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	10500	6500	72	95578300	649,20
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	10500	6500	72	95579000	649,20
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	15000	4000	102	95598100	746,58
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	15000	4000	102	95599800	746,58
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	20000	4000	126	95568400	500,67
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	20000	4000	126	95569100	500,67
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	20000	6500	126	95576900	658,08
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	20000	6500	126	95577600	658,08
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	20000	4000	134	95572100	804,80
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	20000	4000	134	95573800	804,80
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	20000	6500	134	95580600	804,80
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	20000	6500	134	95581300	804,80

Apparecchi

PHILIPS

35

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
GRANDE - DIAMETRO 393					
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	25000	4000	157	95582000	611,94
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	25000	4000	157	95583700	611,94
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	25000	6500	157	95584400	835,93
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	25000	6500	157	95585100	835,93
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	25000	4000	168	95586800	1.111,64
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	25000	4000	168	95587500	1.111,64
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	25000	6500	168	95588200	1.111,64
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	25000	6500	168	95589900	1.111,64
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	30000	4000	192	95600100	703,73
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	30000	4000	192	95601800	703,73
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	30000	4000	205	95602500	1.278,39
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	30000	4000	205	95603200	1.278,39

WB= fascio largo - **NB**= fascio stretto - **PSU**= versione statica on/off - **PSD**= versione DALI

CoreLine HighBay Gen6

NUOVO

L70
100.000h

1 PEZZO

IP66

IK08

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro

Versioni Interact Ready					
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	10000	4000	55,0	30663000	642,00
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	10000	4000	55,0	30662300	642,00
BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	15000	4000	82,0	30665400	655,00
BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	15000	4000	82,0	30664700	655,00
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	20000	4000	110,0	30667800	690,00
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	20000	4000	110,0	30666100	690,00
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	25000	4000	137,0	30669200	720,00
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	25000	4000	137,0	30668500	720,00
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	28000	4000	153,0	30677700	745,00
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	28000	4000	153,0	30676000	745,00
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	35000	4000	196,0	30671500	1.049,00
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	35000	4000	196,0	30670800	1.049,00
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	40000	4000	222,0	30672200	1.150,00
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	40000	4000	222,0	30673900	1.150,00

Versioni PSD					
BY120P G6 LED100/840 PSD NB	10000	4000	55,0	30651700	430,00
BY120P G6 LED100/840 PSD WB	10000	4000	55,0	30650000	430,00
BY120P G6 LED150/840 PSD WB	15000	4000	82,0	30652400	450,00
BY120P G6 LED150/840 PSD NB	15000	4000	82,0	30653100	450,00
BY120P G6 LED200/840 PSD WB	20000	4000	110,0	30654800	485,00
BY120P G6 LED200/840 PSD NB	20000	4000	110,0	30655500	485,00
BY121P G6 LED250/840 PSD NB	25000	4000	137,0	30657900	499,00
BY121P G6 LED250/840 PSD WB	25000	4000	137,0	30656200	499,00
BY121P G6 LED280/840 PSD WB	28000	4000	153,0	30675300	515,00
BY121P G6 LED280/840 PSD NB	28000	4000	153,0	30674600	515,00
BY122P G6 LED350/840 PSD NB	35000	4000	196,0	30659300	740,00
BY122P G6 LED350/840 PSD WB	35000	4000	196,0	30658600	740,00
BY122P G6 LED400/840 PSD WB	40000	4000	222,0	30660900	770,00
BY122P G6 LED400/840 PSD NB	40000	4000	222,0	30661600	770,00

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Versioni PSU Ultra Efficiente					
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	10000	4000	51,0	30637100	310,00
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	10000	4000	51,0	30636400	310,00
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	15000	4000	78,0	30639500	350,00
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	15000	4000	78,0	30638800	350,00
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	20000	4000	105,0	30640100	380,00
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	20000	4000	105,0	30641800	380,00
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	25000	4000	130,0	30642500	410,00
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	25000	4000	130,0	30643200	410,00
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	28000	4000	155,0	30645600	450,00
BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	28000	4000	155,0	30644900	450,00
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	35000	4000	184,0	30646300	500,00
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	35000	4000	184,0	30647000	500,00
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	40000	4000	210,0	30649400	530,00
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	40000	4000	210,0	30648700	530,00

CoreLine High-Bay Gen5 - Accessori

1 PEZZO

Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY121Z G5 BR L200	Staffa rigida inclinabile	95606399	64,00
BY570Z Pipe accessory	Accessori per montaggio su tubo filettato versione IA PRO H4	911401501071	13,00

Ledinaire High-Bay Gen3

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 273					
BY020P G32LED105S/840 PSU WB GR	10500	4000	70,0	76135300	122,00
MEDIO - DIAMETRO 319					
BY021P G3 LED205S/840 PSU WB GR	20500	4000	133,0	76136000	166,00
GRANDE - DIAMETRO 355					
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28000	4000	185,0	7613770	189,00

PSU= versione statica - GR= grigio - WB= fascio largo

Ledinaire High-Bay Gen3 - Accessori

Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY020Z G2 G3 ALU	S-version (for BY020P)	14530171	50,00
BY021Z G3 ALU	M-version (for BY021P)	76141499	65,00
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	L-version (for BY022P)	14530164	73,00

Stagne (Waterproof)

CoreLine Interact Ready Stagna WT120C

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000	4000	26	97576000	281,55
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000	4000	34	97577700	568,30
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000	4000	26	97580700	328,09
L1500					
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	6500	4000	45,5	97578400	309,30
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	6500	4000	52,5	97579100	619,16
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	6500	4000	45,5	97581400	376,04

WIA= driver wireless - ELB3= emergenza con batteria a bordo 3 ore - TW3= cavo passante integrato 3 fasi

CoreLine Stagna WT120C

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1800	4000	15,0	34976399	83,24
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1900	4000	15,0	84045900	68,19
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	2000	4000	12,8	75426399	68,20
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	4000	4000	25,0	75427099	71,00
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1900	4000	16,0	88306800	168,78
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	4000	4000	25,0	75432499	104,44
L1200					
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	2500	4000	20,5	34977099	108,65
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	2700	4000	20,5	84046600	83,94
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	2700	4000	21,0	91685800	162,33
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	2700	4000	25,5	85418000	291,39
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	3700	4000	28,6	34979499	120,23
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3700	3000	28,5	36936599	120,23
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000	4000	28,6	84048000	102,29
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	4000	6500	28,5	36933499	120,23
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000	4000	29,0	16316700	157,25
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000	4000	29,0	16317400	180,36
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000	4000	30,0	91687200	166,77
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000	4000	34,0	85419700	335,14
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	6000	4000	37,5	75428799	108,89
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	8000	4000	50,0	75429499	126,67
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	2700	4000	22,0	88307500	189,59
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	2700	4000	27,0	88311200	434,68
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000	4000	30,0	88309900	201,17
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000	4000	35,0	88312900	453,20
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	6000	4000	37,5	75433199	122,22
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	8000	4000	50,0	75434899	144,44

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1500					
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	3100	4000	24,3	34978799	141,08
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	3400	4000	24,3	84047300	107,52
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	3400	6500	24,5	36934199	141,08
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	3400	4000	25,0	91686500	190,08
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3400	4000	29,5	85420300	323,52
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	5500	3000	43,0	36937299	147,97
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	5700	4000	42,9	34980099	147,97
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	6000	4000	42,9	84049700	112,80
WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6000	6500	43,0	36935899	147,97
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	6000	4000	44,0	16318100	189,59
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	6000	4000	44,0	16319800	212,70
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	6000	4000	44,0	91688900	194,56
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	6000	4000	49,0	85421000	364,27
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	7500	4000	57,1	34981799	175,76
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	8000	4000	57,1	40928900	162,60
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000	4000	60,0	40930200	249,73
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	8000	4000	63,0	40931900	466,29
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	10000	4000	62,0	75430099	173,33
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	12000	4000	75,0	75431799	177,78
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	3400	4000	26,0	88308200	221,98
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3400	4000	30,5	88313600	480,94
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	6000	4000	45,0	88310500	231,22
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	6000	4000	49,0	88314300	490,18
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	8000	4000	61,0	40929600	254,33
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	10000	4000	62,0	75435599	177,78
WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	12000	4000	75,0	75436299	193,33

Coreline stigma WT120C - Accessori

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
Cavi per cablaggio passante stagne			
WT120Z TW-3x2.5-L600	PSU, 3-pole version	75515499	50,00
WT120Z TW-3x2.5-L1200	PSU, 3-pole version	75517899	70,00
WT120Z TW-3x2.5-L1500	PSU, 3-pole version	75519299	81,67
WT120Z TW-5x2.5-L600	PSD, 5-pole version	75516199	75,00
WT120Z TW-5x2.5-L1200	PSD, 5-pole version	75518599	103,33
WT120Z TW-5x2.5-L1500	PSD, 5-pole version	75520899	116,67

Ledinaire Stagna WT065C

L70 75 000h 1 PEZZO IP65 IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	1800	4000	16	96381899	56,43
L1200					
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	2400	4000	22	96382599	70,22
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	4800	4000	44	96383299	70,20
L1500					
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	3500	4000	31	96384999	76,83
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	6800	4000	53	96385699	76,82
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	7400	4000	54	96386399	84,50
WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	8800	4000	60	95819799	108,89
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	9800	4000	60	95818099	108,89

PSU= versione statica on/off - BN= imballo avana serigrafato - PCO= diffusore opale

EcoSet Parcheggio - Ledinaire Stagna WT075C


L70 50 000h 1 PEZZO IP65 IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Plafoniera stigma Ledinaire IP65					
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4800	4000	35	75036499	133,00
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6800	4000	50	75037199	175,00
Componenti del sistema					
EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW	Sensore Ecoset IP65 per parcheggi, rilevazione di movimento (MW)			75229099	120,00

ESW= sistema wireless EsoSet

Ledinaire Stagna WT060C

L70 75 000h 1 PEZZO IP66 IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT060C LED185/840 PSU L600 BN	1800	4000	15	36007299	52,46
L1200					
WT060C LED255/840 PSU L1200 BN	2500	4000	20	36291599	64,73
WT060C LED255/840 PSU TW1 L1200 BN	2500	4000	20	36292299	69,37
WT060C LED365/840 PSU L1200 BN	3600	4000	30	36009699	69,94
WT060C LED365/865 PSU L1200 BN	3600	6500	30	36015799	73,97
WT060C LED365/840 PSU TW1 L1200 BN	3600	4000	30	36010299	78,60
L1500					
WT060C LED345/840 PSU L1500 BN	3400	4000	28	36293999	78,60
WT060C LED345/840 PSU TW1 L1500 BN	3400	4000	28	36294699	83,24
WT060C LED565/840 PSU L1500 BN	5600	4000	46	36011999	81,60
WT060C LED565/865 PSU L1500 BN	5600	6500	46	36017199	87,88
WT060C LED565/840 PSU TW1 L1500 BN	5600	4000	46	36012699	92,48
L1800					
WT060C LED805/840 PSU L1800 BN	8000	4000	65	36295399	110,22

PSU= versione statica on/off - TW1= cablaggio passante integrato



WT060: collegamento elettrico rapido, tramite il connettore esterno con morsetti a pressione. Non richiede l'apertura dell'apparecchio.

Ledinaire Stagna Vuota WT050C

L70 75 000h 1 PEZZO IP65 IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WT050C 1xTLED L600				75324299	22,00
WT050C 2xTLED L600				75325999	25,00
WT050C 1xTLED L1200				36602999	37,00
WT050C 2xTLED L1200				36603699	42,00
WT050C 1xTLED L1500				36604399	38,00
WT050C 2xTLED L1500				36605099	43,00

Ledinaire Stagna WT065 con Emergenza compatibile EL kit

L70 75 000h 1 PEZZO IP65 IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WT065C G3 LED245/840 PSU L1200 ELR BN	2400	4000	22,0	51509399	53,00
WT065C G3 LED485/840 PSU L1200 ELR BN	4800	4000	44,0	51510999	56,00
WT065C G3 LED355/840 PSU L1500 ELR BN	3500	4000	31,0	51511699	59,00
WT065C G3 LED685/840 PSU L1500 ELR BN	6800	4000	53,0	51512399	73,00
WT065C G3 LED745/840 PSU L1500 ELR BN	7400	4000	54,0	51513099	76,00
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	kit di emergenza			79986100	84,00

CoreLine Stagna tubolar WT210C

L70 100 000h 1 PEZZO IP65 IK09/IK10					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WT210C LED505/840 PSU TW1 PC L1200	5000	4000	39,0	94737599	154,00
WT210C LED705/840 PSU TW1 PC L1500	7000	4000	54,0	94738299	182,00
WT210C LED505/840 PSU TW1 PMMA L1200	5000	4000	28,0	94735199	144,00
WT210C LED395/840 PSU TW1 PMMA L1500	3900	4000	39,0	95385799	158,00
WT210C LED705/840 PSU TW1 PMMA L1500	7000	4000	54,0	94736899	162,00
WT210Z SW2	kit per sospensione in ambienti interni			95610099	12,00
WT210Z SC	kit per sospensione in ambienti esterni e interni			95611799	21,00

Reglette

CoreLine Interact Ready - Regletta Gen3

L80

50 000h

1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK04





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
BN126C LED41S/840 WIA L1200	4100	4000	34	10043500	267,00
BN126C LED60S/830 WIA L1200	6000	3000	54	10063300	277,00
BN126C LED64S/840 WIA L1200	6400	4000	54	10022000	277,00
L1500					
BN126C LED52S/840 WIA L1500	5200	4000	44	10044200	293,00
BN126C LED74S/830 WIA L1500	7400	3000	64	910505103375	305,00
BN126C LED80S/840 WIA L1500	8000	4000	64	10026800	305,00
BN126C LED64S/SCCT WIA L1200	6400	3000/4000	54	76836999	205,00
BN126C LED80S/SCCT WIA L1200	8000	3000/4000	64	76835299	228,00

WIA= driver wireless

CoreLine Regletta Gen3

L80

50 000h

1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK04





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
BN126C LED15S_24S/830_40_65 PSU L600	1500- 2400	3000-4000 -6500	10.8/17	76839099	50,00
L1200					
BN126C LED25S_41S/830_40_65 PSU L1200	2500 -4100	3000-4000 -6500	18/29.5	76840699	75,00
BN126C LED64S/840 PSU L1200	6400	4000	49,0	94880899	110,90
BN126C LED64S/830_40_65 PSD L1200	6400	3000-4000 -6500	54,0	76837699	147,00
L1500					
BN126C LED35S_52S/830_40_65 PSU L1500	3500-5200	3000-4000 -6500	25.0/ 37.0	76841399	90,00
BN126C LED52S/840 PSU L1500	5200	4000	40,0	94884699	127,16
BN126C LED80S/840 PSU L1500	8000	4000	59,0	94886099	138,74
BN126C LED80S/830_40_65 PSD L1500	8000	4000	57,0	76838399	170,00
L1800					
BN126C LED64S_100S/830_40_65 PSU L1800	6400-10000	3000-4000 -6500	45.5/71	76842099	155,00

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI

CoreLine Regletta - Accessori

1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BN126Z SC	Kit di sospensione (cavo acciaio L 1000mm + piastre di fissaggio)	36574999	14,00
EM300V ELC HV 6.4V 2000mAh LFP	El wiring	74936899	6,00
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	kit di emergenza	79986100	84,00

Ledinaire Regletta BN021C

L65

50 000h

1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L300					
BN021C LED5S/840 L300	540	4000	5	52784399	13,35
BN021C LED5S/830 L300	480	3000	5	52785099	13,35
L600					
BN021C LED10S/840 L600	1050	4000	10	52786799	16,05
BN021C LED10S/830 L600	960	3000	10	52787499	16,05
L900					
BN021C LED15S/840 L900	1600	4000	15	52788199	18,72
BN021C LED14S/830 L900	1450	3000	15	52789899	18,72
L1200					
BN021C LED20S/840 L1200	2100	4000	20	52790499	21,40
BN021C LED19S/830 L1200	1900	3000	20	52791199	21,40
L1500					
BN021C LED25S/840 L1500	2600	4000	24	52792899	26,75
BN021C LED24S/830 L1500	2400	3000	24	52793599	26,75

Versione statica on/off

Ledinaire Regletta BN021C - Accessorio

1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BN021Z C600	cavo di connessione per creare file di luce	52854399	2,00

Proiettori da esterno (Floodlight)

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - large

L80

75 000h

1 PEZZO

IP66

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	21000	4000	146	09643400	660,00
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	21000	4000	146	09640300	660,00
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	26000	4000	182	09642700	765,00
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	26000	4000	182	09639700	765,00
BVP130 LED300-4S/740 S	30000	4000	209	55899100	795,00
BVP130 LED300-4S/740 OFA52	30000	4000	209	55898400	795,00

S= fascio simmetrico - OFA52= fascio asimmetrico - PSU= versione statica

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - medium

L80

75 000h

1 PEZZO

IP66

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8000	4000	57	45590300	308,00
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8000	4000	57	45588000	308,00
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12000	4000	90	45589700	350,00
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12000	4000	90	45587300	350,00
BVP125 LED160-4S/740 S	16000	4000	117	55897700	390,00
BVP125 LED160-4S/740 OFA52	16000	4000	117	55896000	390,00

S= fascio simmetrico - OFA52= fascio asimmetrico - PSU= versione statica

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - small Gen2

L80

75 000h

1 PEZZO

IP66

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP111 LED51-4S/740 S	4400	4000	31	55680500	222,00
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	4300	4000	31	55679900	222,00
BVP111 LED70-4S/740 OFA52	6278	4000	43	55682900	237,00

S= fascio simmetrico - OFA52= fascio asimmetrico

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) ALL-IN

L70

50 000h

1 PEZZO

IP65

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1200	3000-4000-6500	10	73601699	16,14
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2400	3000-4000-6500	20	73602399	22,74
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 30W SWB	3600	3000-4000-6500	30	73603099	29,18
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	6000	3000-4000-6500	50	73604799	41,16
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 70W SWB	8400	3000-4000-6500	70	73605499	70,50
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	12000	3000-4000-6500	100	73606199	136,42
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 150W SWB	18000	3000-4000-6500	150	73607899	218,25
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 200W SWB	24000	3000-4000-6500	200	73608599	266,02
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7350	3000-4000-6500	65	73611599	70,50
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10500	3000-4000-6500	90	73612299	136,42
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15750	3000-4000-6500	135	73613999	218,25
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	21000	3000-4000-6500	180	73614699	266,02
BVP167 LED12/830_40_65PSU 10W SWB MDU	1200	3000-4000-6500	10	73615399	39,47
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU	2400	3000-4000-6500	20	73616099	44,61
BVP167 LED24/830_40_65PSU 30W SWB MDU	3600	3000-4000-6500	30	73617799	58,37
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU	6000	3000-4000-6500	50	73618499	65,21

PSU= versione statica - SWB= fascio simmetrico - AWB= fascio asimmetrico - MDU= sensore integrato

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) SOLAR

L70

50 000h

1 PEZZO

IP65

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP085 LED09/840	900	4000	6	75198999	119,00
BVP085 LED18/840	2800	4000	13	75200999	199,00
BVP085 LED45/840	4500	4000	32	75204799	329,00

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) HIGH WATTAGE

L70

50 000h

1 PEZZO

IP65

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000	4000	250	76647199	335,00
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000	4000	300	76648899	400,00
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000	4000	400	76649599	555,00
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000	4000	500	76650199	665,00

46

PHILIPS



PHILIPS

47

Apparecchi

Proiettori Solar Ledinaire

Porta la luce dove non c'è!



I nuovi proiettori Solar della gamma Ledinaire sono facilmente configurabili in base alle esigenze del cliente: non è necessaria la corrente elettrica. Infatti il proiettore ha una batteria integrata che si alimenta tramite il pannello solare.

È possibile configurare l'apparecchio tramite il telecomando incluso nella confezione.

Vantaggi

- **Soluzione versatile**
Per applicazioni all'aperto dove il collegamento elettrico non è possibile o è difficile.
- **Versioni**
Il proiettore è disponibile in tre versioni: **1000, 2000 e 4800** lumen con temperatura di colore 4000K.

- **Caratteristiche**
IP65, IK06
Alloggiamento in alluminio pressofuso con batteria al ferro-fosfato di litio incorporata. Pannello fotovoltaico esterno in silicio policristallino.
- **Telecomando a infrarossi** per scegliere tra le modalità preimpostate.

Armature stradali

AluRoad Gen2

NUOVO					
L90 100000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK09 					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
MINI					
BGP021 LED60-1P/740 II DM16P CLO-DDF2	5104	4000	30	CONTATTACI	275,00
BGP021 LED70-1P/740 II DM16P CLO-DDF2	5916	4000	35.5	CONTATTACI	280,00
MEDIO					
BGP026 LED90-1P/740 II DM16P CLO-DDF2	7832	4000	43.5	CONTATTACI	330,00
BGP026 LED110-1P/740 II DM16P CLO-DDF2	9240	4000	53	CONTATTACI	335,00
BGP026 LED150-1P/740 II DM16P CLO-DDF2	12180	4000	74	CONTATTACI	340,00

I/II= classe di isolamento - DM= distribuzione del flusso media

CoreLine Malaga - armatura stradale

L70 100000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK08 					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO					
BRP101 LED44/740 I DM	3784	4000	28	47184900	199,00
BRP101 LED44/740 II DM	3784	4000	28	47185600	199,00
GRANDE					
BRP102 LED58/740 I DM	5162	4000	37	47188700	269,00
BRP102 LED58/740 II DM	5162	4000	37	47189400	269,00
BRP102 LED74/740 I DM	6512	4000	46,5	47190000	279,00
BRP102 LED74/740 II DM	6512	4000	46,5	47191700	279,00
BRP102 LED110/740 I DM	9680	4000	69	47192400	309,00
BRP102 LED110/740 II DM	9680	4000	69	47193100	309,00

I/II= classe di isolamento - DM= distribuzione del flusso media

CoreLine Malaga - armatura stradale - Accessori

1 PEZZO   			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
STAFFA DI MONTAGGIO TESTA PALO		ZRP220AD60	59,00
STAFFA DI MONTAGGIO REGOLABILE TESTA PALO		62707900	69,00

Accessori Interact



Interact Pro - Gateway



Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	Interact Pro wireless gateway	77579000	1.668,00

Interact Pro - Pulsanti a parete



1 PEZZO



Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	Interruttore a muro 2 pulsanti	27377100	206,00
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	Interruttore a muro 4 pulsanti	27380100	215,00

Interact Pro - Sensori



Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
OCC 0100A/02 BP Sensor WH	SOLO MOVIMENTO IP42	CONTATTACI	CONTATTACI
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	MOVIMENTO E LUCE NATURALE IP42	CONTATTACI	CONTATTACI
LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP66 WH	SOLO MOVIMENTO IP66	CONTATTACI	CONTATTACI
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP66 WH	MOVIMENTO E LUCE NATURALE IP66	CONTATTACI	CONTATTACI

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

REAL
PROs
REAL
QUALITY

I veri professionisti aiutano i propri clienti con soluzioni ultra efficienti in termini di risparmio energetico



65% di energia in meno¹

Riduce notevolmente gli sprechi, rispettando l'ambiente.



Durata 3,5 volte più lunga

100.000 ore nei tubi LED e 50.000 ore nelle lampade LED.



Risparmia denaro²

Consumano il 50 % in meno rispetto alle lampade LED standard Philips.



Ultra efficiente

Nuove tecnologie per ridurre emissioni, rifiuti e consumi.



¹ Risparmio energetico dei prodotti UltraEfficienti rispetto ai prodotti alternativi Philips: Philips MASTER LEDbulb UE 4W A60 consente di risparmiare il 50% rispetto a Philips CorePro LEDbulb A60 60W; Philips MASTER LEDtube UE EELA 1500mm 17,6W risparmia il 44% rispetto a Philips CorePro LEDtube EM/mains Ultra Output 1500mm 31,5W con funzionamento tensione di rete; Philips MASTER LEDspot UE 50W EELA 1500mm 31,5W con funzionamento tensione di rete; Philips MASTER LEDspot UE 50W EELA consente di risparmiare il 45% rispetto a Philips LEDspot GU10 50W; Philips MASTER SON-T UE 42,8W consente di risparmiare circa il 65% di energia rispetto alle lampade Philips SON-T 100W E40 (incluse le perdite dell'alimentatore da 10W).

² Philips MASTER LEDbulb UE 4W A60 a confronto con Philips CorePro LEDbulb 8W A60 (indicata come lampadina LED standard). Le luci sono accese in media 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno (4.380 ore all'anno). Il costo medio dell'energia è di 0,252 €/kWh secondo l'ultimo rapporto Eurostat, ed è calcolato per i consumatori non domestici in Europa, valido nel periodo H12023, basato su 27 Paesi, tasse e imposte incluse. I dati presentati sono una previsione illustrativa basata su un modello proprietario sviluppato da Signify per aiutare i clienti a comprendere l'impatto dell'illuminazione sull'ambiente. Il modello di conversione dei punti luce convenzionali "Green Switch" di Signify utilizza input provenienti da numerose fonti, riferimenti e dati (disponibili su richiesta) per generare una visione simulata del consumo energetico di un determinato mercato, ma la cui accuratezza non può essere verificata.

I veri professionisti scelgono le strisce sottili LED Philips per avere le performance migliori

Le strisce LED di Philips ti offrono un'ampia scelta di illuminazione di alta qualità che si adatta a diverse applicazioni e budget. Quindi, che si tratti della striscia LED CorePro per prestazioni dall'ottimo rapporto qualità-prezzo o della striscia LED MASTER con una qualità della luce superiore, hai la qualità, l'affidabilità e la facilità di installazione che ti aspetti da Philips.

Un ampio portfolio di componenti elettronici e accessori coordinati offre la flessibilità necessaria per soddisfare ogni richiesta del cliente o requisito applicativo. Compresa la possibilità di integrare le strisce LED in un sistema di illuminazione intelligente come Interact: è sufficiente aggiungere il connettore Interact Ready RF e un trasformatore LED DALI.



Lampade

MASTER LED strip

Hai bisogno di un'illuminazione eccezionale che offra luminosità, opzioni di colore e prestazioni sostenibili e intelligenti? Scegli la famiglia MASTER!


- Qualità della luce superiore (CRI 90, SDCM ≤3)
- Cinque diverse emissioni (500 – 2.500 lm/m a 4.000 K) e quattro temperature di colore (2.700 – 6.500 K)
- Facile installazione
- Estremamente resistente: 60.000 ore di durata
- Classificazione IP20
- Funzionalità connessa: utilizza il kit Interact Ready per i sistemi di illuminazione intelligente



CorePro LED strip

Cerchi strisce LED affidabili, sottili, luminose e dal buon rapporto qualità prezzo? Benvenuto nella famiglia CorePro!

- Ottima qualità della luce (CRI 80, SDCM ≤5)
- Quattro diverse emissioni (300 – 1.600 lm/m a 4.000 K) e quattro temperature di colore (2.700 – 6.500 K)
- Facile installazione
- Lunga durata di vita (fino a 35.000 ore)
- Classificazione IP20
- Funzionalità connessa: utilizza il kit Interact Ready per i sistemi di illuminazione intelligente



Strisce LED

MASTER LED Strip

10 BOX REGOLAZIONE FLUSSO 5 MT 60000 120° 24v IP								
Prodotto	Potenza	Flusso luminoso × 1 mt	CRI	Temp. colore	Dimensioni	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen		Kelvin	mm			€
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	4,3	475	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR475927	37,00
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	4,3	475	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR475930	37,00
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4,3	500	90	4000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR500940	37,00
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	4,3	500	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR500965	37,00
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	8,3	920	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR920927	40,00
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	8,3	920	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR920930	40,00
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	8,3	1000	90	4000	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR1000940	40,00
MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	8,3	950	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR950965	40,00
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	12,5	1380	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1380927	46,00
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	12,5	1380	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1380930	46,00
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	12,5	1500	90	4000	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR1500940	46,00
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	12,5	1450	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1450965	46,00
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	16,6	1830	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1830927	50,00
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	16,6	1830	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1830930	50,00
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	16,6	2000	90	4000	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR2000940	50,00
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	16,6	2000	90	6500	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR2000965	50,00
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	21,3	2400	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2400927	55,00
MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	21,3	2400	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2400930	55,00
MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	21,3	2500	90	4000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2500940	55,00
MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	21,3	2450	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2450965	55,00

CorePro LED Strip

10 BOX REGOLAZIONE FLUSSO 5 MT 35000 120° 24v IP								
Prodotto	Potenza	Flusso luminoso × 1 mt	CRI	Temp. colore	Dimensioni	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen		Kelvin	mm			€
CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2.3	270	80	2700	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR270827	23,76
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	2.3	270	80	3000	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR270830	23,76
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	2.3	300	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR300840	23,76
CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	2.3	300	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR300865	23,76
CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	6	750	80	2700	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR750827	24,64
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	6	750	80	3000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR750830	24,64
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	6	800	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR800840	24,64
CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6	780	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR780865	24,64
CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	9.2	1080	80	2700	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1080827	28,16
CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	9.2	1080	80	3000	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1080830	28,16
CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	9.2	1200	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1200840	28,16
CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	9.2	1180	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1180865	28,16
CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	12.3	1450	80	2700	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1450827	36,96
CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	12.3	1450	80	3000	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1450830	36,96
CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	12.3	1600	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1600840	36,96
CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	12.3	1580	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1580865	36,96

Accessori LED Strip


Prodotto	Quantità set	Dettaglio	Codice locale	Listino
				€
LS mounting clips IP20 50pcs EU	50	clips	LSCLIPS	9,26
LS corner connector IP20 50pcs EU	50	corner connectore	LSCORCON	55,59
LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	50	tape-to-tape connectore	LSTOTAPECON	27,79
LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	50	tape-to-wire connectore	LSTOWIRECON	33,35

Driver LED Strip

Prodotto	Potenza	Dettaglio	Codice locale	Listino
	Watt			€
LED Transformer 60W 24VDC TD 220-240V	60	DALI LED Transformer 24VDC	LEDRIVERDAL60G2	97,28
LED Transformer 100W 24VDC TD 220-240V	100	DALI LED Transformer 24VDC	LEDRIVERDA100G2	122,29
LED Transformer 150W 24VDC TD 220-240V	150	DALI LED Transformer 24VDC	LEDRIVERDALI150	138,97
LED Transformer 20W 24VDC 120-277V	20	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER20	25,00
LED Transformer 40W 24VDC 120-277V	40	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER40	33,35
CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC	30	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE30G2	19,46
CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC	60	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE60G2	26,13
CertaDrive LED Transformer 120W 24VDC	120	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE120G2	38,91
CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC	180	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE180G2	58,92
LED Transformer 60W 24VDC	60	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER60G2	36,13
LED Transformer 120W 24VDC	120	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER120G2	52,81
LED Transformer 150W 24VDC 220-240V	150	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER150G2	73,65

Per queste e altre soluzioni controlla la lista sempre aggiornata sul nostro sito.

Scopri la suddivisione delle nostre lampade Philips LED in base alla gamma: bulbi, candele, sfere, spot e tubi.



I veri professionisti stanno sotto i riflettori

L'ampia gamma di lampade e tubi LED Philips offre una soluzione di illuminazione per ogni stile e funzione: dagli hotel alle sale riunione, dagli spot alle lampade decorative.



Sostituzione facile e veloce
Le lampade LED Philips sono progettate per l'immediata sostituzione del sistema di illuminazione convenzionale attuale.



Alta qualità della luce

- Nessuno sfarfallio
- Colori uniformi con elevato CRI
- Massima compatibilità con la dimmerazione



Ampia gamma
La forma e la tecnologia giusta per ogni tipo di applicazione e di budget

Bulbi, globo, candele e sfere



MASTER LED Bulbo chiaro Classe A

VETRO CHIARO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	40	2,3	485	80	2700	A	ML40827AG2	6,51
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	40	2,3	485	80	3000	A	ML40830AG2	6,51
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	40	2,3	485	80	4000	A	ML40840AG2	6,51
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827AG2	8,82
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60	4	840	80	3000	A	ML60830AG2	8,82
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60	4	840	80	4000	A	ML60840AG2	8,82
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	75	5,2	1095	80	2700	A	ML75827AG2	12,00
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	75	5,2	1095	80	3000	A	ML75830AG2	12,00
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	75	5,2	1095	80	4000	A	ML75840AG2	12,00
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	100	7,3	1535	80	2700	A	ML100827AG2	15,00
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	100	7,3	1535	80	3000	A	ML100830AG2	15,00
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	100	7,3	1535	80	4000	A	ML100840AG2	15,00

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	40	2,3	485	80	2700	A	ML40827FRAG2	6,51
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827FRAG2	8,82
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60	4	840	80	3000	A	ML60830FRAG2	8,82
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60	4	840	80	4000	A	ML60840FRAG2	8,82
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	75	5,2	1095	80	3000	A	ML75830FRAG2	12,00
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	100	7,3	1535	80	2700	A	ML100827FRAG2	15,00
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	100	7,3	1535	80	3000	A	ML100830FRAG2	15,00
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	100	7,3	1535	80	4000	A	ML100840FRAG2	15,00

VETRO CHIARO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827AD2	17,60

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827FRAD2	17,60

MASTER LED Bulbo

VETRO CHIARO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	40	3,4	470	95	2200/2700	D	ML40927CLG2	5,40
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60	5,9	806	95	2200/2700	D	ML60927CLG2	6,60
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	75	7,2	1055	95	2200/2700	D	ML75927CLG2	9,60
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	100	10,5	1521	95	2200/2700	D	ML100927CLG2	10,80

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	40	3,4	470	95	2200/2700	D	ML40927DTG3	5,69
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60	5,9	806	95	2200/2700	D	ML60927DTG3	6,96
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	75	7,2	1055	95	2200/2700	D	ML75927DTG3	10,12
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	100	10,5	1521	95	2200/2700	D	ML100927DTG4	11,38

MASTERValue Bulbo

VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3,4	470	90	2700	D	PHILED40DG3	4,63
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 CL G	60	5,9	806	90	2700	D	PHILED60DG3	5,62
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7,8	1055	90	2700	D	PHILED75D	7,93
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11,2	1521	90	2700	D	PHILED100DG4	9,92

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	40	3,4	470	90	2700	D	CORE40927DG2	6,34
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FR G	60	5,9	806	90	2700	D	CORE60927DG2	6,48
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	75	7,8	1055	90	4000	D	INCALED75940D	8,60
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FR G	75	7,8	1055	90	2700	D	CORE75927DG2	7,76
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940 A60FRG	100	11,2	1521	90	4000	D	INCALED100940D	10,84
MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60 FR G	100	11,2	1521	90	2700	D	CORE100927DG2	11,29

VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	60	5,9	806	90	2700	D	PHILEDST6460DG3	13,35

CorePro LED Bulbo

VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60 827 CL G	40	4,3	470	80	2700	F	PHILED40G2	2,85
CorePro LEDBulbND 7.6-60W E27 WW A60 CL G	60	7	806	80	2700	E	PHILED60G2	3,56
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827 CL G	75	8,5	1055	80	2700	E	PHILED75G3	4,50
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840 CL G	75	8,5	1055	80	4000	E	PHILED75840G2	4,50
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 827 CL G	100	10,5	1521	80	2700	D	PHILED100G2	5,23
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 840 CL G	100	10,5	1521	80	4000	D	PHILED100840G2	5,23
VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13,0	2000	80	2700	D	PHILED120G2	10,64
CorePro LEDBulbND 17-150W E27 A67 827 CL G	150	17,0	2452	80	2700	D	PHILED150G2	10,82

CorePro LED Bulbo

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	40	4.5	470	80	2700	F	INCALED40G2	3,61
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60	7	806	80	2700	E	INCALED60G2	4,32
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60	7	806	80	4000	E	INCALED60840G2	4,32
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	75	8.5	1055	80	2700	E	INCALED75G2	5,55
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	75	8.5	1055	80	4000	E	INCALED75840G2	5,55
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	100	10.5	1521	80	2700	D	INCALED100G3	8,65
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	100	10.5	1521	80	4000	D	INCALED100840G3	8,65
LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND1CT/10	100	10.5	1521	80	6500	D	INCALED100865	8,65
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	120	13	2000	80	2700	D	INCALED120G2	11,95
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	120	13	2000	80	4000	D	INCALED120840G2	11,95
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	120	13	2000	80	6500	D	INCALED120865G2	11,95
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17,5	2452	80	2700	D	INCALED150G2	13,35
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	150	17,5	2452	80	4000	D	INCALED150840G2	13,35
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	150	17,5	2452	80	6500	D	INCALED150865G2	13,35
VETRO SMERIGLIATO E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	80	2700	D	INCALED200G2	15,46
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	200	23	3452	80	4000	D	INCALED200840G2	15,46
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	200	23	3452	80	6500	D	INCALED200865G2	15,46

CorePro Bulbo

PLASTICA E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	40	4,9	470	80	3000	F	CORE40830G2	3,69
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	40	4,9	470	80	4000	F	CORE40840G2	3,69
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60	8	806	80	3000	F	CORE60830G2	3,77
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60	8	806	80	4000	F	CORE60840G2	3,77
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60	8	806	80	6500	F	CORE60865G2	3,77
PLASTICA E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	75	10	1055	80	3000	F	CORE75830G2	4,51
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75	10	1055	80	4000	F	CORE75840G2	4,51
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75	10	1055	80	6500	F	CORE75865G2	4,51
PLASTICA E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	13	1521	80	3000	E	CORE100830G2	6,56
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	100	13	1521	80	4000	E	CORE100840G2	6,56
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	100	13	1521	80	6500	E	CORE100865G2	6,56

MasterValue Globo

VETRO CHIARO E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120 CL G	60	5,9	806	90	2700	D	PHILEDGL60DG3	11,30

CorePro Globo

VETRO CHIARO E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	60	7	806	80	2700	E	PHILEDGL60G2	8,97
VETRO SMERIGLIATO E27 4 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	60	7	806	80	2700	E	INCAGL60	6,98
LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	60	7	806	80	4000	E	INCAGL60840	6,98
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	75	8,5	1055	80	2700	E	INCAGL75	8,87
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	100	10,5	1521	80	2700	D	INCAGL100	10,76
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	120	13	2000	80	2700	D	INCAGL120	12,04
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	120	13	2000	80	4000	D	INCAGL120840	12,04
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	120	13	2000	80	6500	D	INCAGL120865	12,04



MASTER LED Candela & Sfera Classe A

VETRO CHIARO E14 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	40	2,3	485	80	2700	A	MLCAN40827AG22	7,50
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	40	2,3	485	80	2700	A	MLLUS4082714AG3	7,50
VETRO CHIARO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	40	2,3	485	80	2700	A	MLLUS40827AG2	7,50

MASTER LED candela & sfera

VETRO CHIARO E14 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	25	2,5	340	90	2200/2700	D	MLCAN25927E14	5,14
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	40	3.4	470	90	2200/2700	D	MLCAN40927E14	5,74
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	60	5,9	806	90	2200/2700	D	MLCAN60927E14	7,20
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	40	3.4	470	90	2200/2700	D	MLVEN40927E14	5,74
VETRO CHIARO E14 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	25	2,5	340	90	2200/2700	D	MLLUS25927E14	5,14
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	40	3.4	470	90	2200/2700	D	MLLUS40927E14	5,74
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	60	5,9	806	90	2200/2700	D	MLLUS60927E14	7,20
VETRO CHIARO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	25	2,5	340	90	2200/2700	D	MLLUS25927	5,14
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	40	3.5	470	90	2200/2700	D	MLLUS40927	5,74

MasterValue LED candela & sfera

VETRO CHIARO E14 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3.4	470	90	2700	D	PHILEDCAN40E14D	5,89
VETRO CHIARO E14 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
MAS VLE LEDLuster D 3.4-40W E14 P45 927 CL G	40	3,4	470	90	2700	D	PHILEDLUS40E14D	5,89
VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
MAS VLE LEDLuster D 3.4-40W E27 P45 927 CL G	40	3,4	470	90	2700	D	PHILEDLUS40DG3	5,89

CorePro LED candela & sfera

VETRO CHIARO E14 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDCAN25G2	2,81
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	4,3	470	80	2700	F	PHILEDCAN40G2	2,81
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	40	4,3	470	80	4000	F	PHILEDCAN4084G2	2,81
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6,5	806	80	2700	E	PHILEDCAN60G2	4,94
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	60	6,5	806	80	4000	E	PHILEDCAN6084G2	4,94
VETRO CHIARO E14 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827 CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDTOR2514G2	2,81
VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDLUS2514G2	2,81
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL G	40	4,3	470	80	2700	F	PHILEDLUS4014G2	2,81
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL G	60	6,5	806	80	2700	E	PHILEDLUS6014G2	4,94
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 CL G	60	6,5	806	80	4000	E	PHILEDLUS6084G2	4,94
VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDLUS25G2	2,81
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL G	40	4,3	470	80	2700	F	PHILEDLUS40G2	2,81
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL G	60	6,5	806	80	2700	E	PHILEDLUS60G2	4,94

CorePro LED candela & sfera

VETRO SMERIGLIATO E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCACAN25G2	2,96
CorePro LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR G	40	4,3	470	80	2700	F	INCACAN40G2	3,37
CorePro LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR G	60	6,5	806	80	2700	E	INCACAN60G2	5,25
CorePro LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR G	60	6,5	806	80	4000	E	INCACAN60840G2	5,25
VETRO SMERIGLIATO E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCAVEN25G2	3,38
VETRO SMERIGLIATO E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCALUS25E14G2	2,96
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR G	40	4,3	470	80	2700	F	INCALUS40E14G2	3,37
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR G	60	6,5	806	80	2700	E	INCALUS60E14G2	5,25
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR G	60	6,5	806	80	4000	E	INCALUS608414G2	5,25
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCALUS25G2	2,96
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR G	40	4,3	470	80	2700	F	INCALUS40G2	3,37
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR G	60	6,5	806	80	2700	E	INCALUS60G2	5,25
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 840 FR G	60	6,5	806	80	4000	E	INCALUS60840G2	5,25

CorePro LED candela & sfera

PLASTICA E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2,8	250	80	2700	F	CORECAN25G2	3,02
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40	5	470	80	2700	F	CORECAN40G2	4,07
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	40	5	470	80	4000	F	CORECAN40840G2	4,07
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	40	5	470	80	6500	F	CORECAN40865G2	4,07
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	7	806	80	2700	E	CORECAN60G2	5,38
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	7	806	80	4000	E	CORECAN60840G2	5,38
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60	7	806	80	6500	E	CORECAN60865G2	5,38
PLASTICA E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25	2,8	250	80	2700	F	CORELUS25E14G2	3,02
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	80	2700	F	CORELUS40E14G2	4,07
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	40	5	470	80	4000	F	CORELUS40840G2	4,07
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	40	5	470	80	6500	F	CORELUS40865G2	4,07
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	7	806	80	2700	E	CORELUS60E14G2	5,38
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60	7	806	80	4000	E	CORELUS608414G2	5,38
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60	7	806	80	6500	E	CORELUS60865G2	5,38
PLASTICA E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	25	2,8	250	80	2700	F	CORELUS25G2	3,02
CorePro lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	40	5	470	80	2700	F	CORELUS40G2	4,07
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	7	806	80	2700	E	CORELUS60G2	5,38
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60	7	806	80	4000	E	CORELUS60840G2	5,38

CorePro LED Stick

PLASTICA E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	80	3000	F	CORESTICK68830	6,51
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	80	4000	E	CORESTICK75840	6,51

LED Speciali T25

VETRO SMERIGLIATO E14 4 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	15	1.7	150	80	2700	F	LEDT25SM15P	8,99
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25	3.2	250	80	2700	G	LEDT25SM25P	9,98
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25	2.1	250	80	2700	E	PHIT25CL25	3,61
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	40	4.5	470	80	2700	F	PHIT25CL40	3,85

LED Dusk to Dawn

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO							
Prodotto	Flusso luminoso		CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Lumen			Kelvin			€
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	806		80	2700	F	LEDSSENS60WWP	21,69
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	806		80	4000	E	LEDSSENS60CWP	21,69

Spot



MASTERconnect LEDspot GU10

GU10 10 BOX 25000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50	4.7	345	500	36	90	2700	F	MLGU10CON50927	59,42
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50	4.7	345	500	36	90	3000	F	MLGU10CON50930	59,42
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50	4.7	345	500	36	90	4000	F	MLGU10CON50940	59,42

MASTER LEDspot Ultra Efficiente GU10

GU10 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50	2.1	375	680	36	80	2700	A	MLGU1050827A	29,00
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50	2.1	375	680	36	80	3000	A	MLGU1050830A	29,00
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50	2.1	375	680	36	80	4000	A	MLGU1050840A	29,00

GU10 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LEDspot UE 2.1 50W GU10 DIM 827 EELA	50	2.1	375	650	36	80	2700	A	MLGU1050827AD	32,00
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50	2.1	375	650	36	80	3000	A	MLGU1050830AD	32,00
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50	2.1	375	650	36	80	4000	A	MLGU1050840AD	32,00

MASTER LEDspot ExpertColor MV

GU10 10 BOX 40000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3.9	265	800	25	97	2700	G	MLGU103592725X	20,00
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	3.9	265	650	36	97	2700	G	MLGU103592736X	20,00
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	3.9	280	850	25	97	3000	G	MLGU103593025X	20,00
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	3.9	280	680	36	97	3000	G	MLGU103593036X	20,00
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	35	3.9	300	680	36	97	4000	F	MLGU103594036X	20,00
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5.5	355	1050	25	97	2700	G	MLGU105092725X	22,50
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	5.5	355	850	36	97	2700	G	MLGU105092736X	22,50
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	5.5	375	1130	25	97	3000	G	MLGU105093025X	22,50
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	5.5	375	880	36	97	3000	G	MLGU105093036X	22,50
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	5.5	400	1200	25	97	4000	F	MLGU105094025X	22,50
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50	5.5	400	940	36	97	4000	F	MLGU105094036X	22,50

MASTER LEDspot MV

GU10 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	35	2.8	270	600	36	90	2700	E	MLVGU1035927363	11,00
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	35	2.8	270	300	60	90	2700	E	MLVGU1035927603	11,00
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	35	2.8	270	600	36	90	3000	E	MLVGU1035930362	11,00
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	35	2.8	285	600	36	90	4000	E	MLVGU1035940362	11,00
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	35	2.8	280	550	36	90	2200-2700	E	MCLAGU1035927G3	12,04
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50	3.7	355	750	36	90	2700	E	MLVGU1050927363	13,50
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50	3.7	355	400	60	90	2700	E	MLVGU1050927602	13,50
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50	3.7	365	750	36	90	3000	E	MLVGU1050930362	13,50
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50	3.7	365	400	60	90	3000	E	MLVGU1050930602	13,50
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50	3.7	380	800	36	90	4000	E	MLVGU1050940362	13,50
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50	3.7	370	420	60	90	4000	E	MLVGU1050940602	13,50
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50	3.7	355	700	36	90	2200-2700	E	MCLAGU10509272	14,45
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	80	5.5	575	1000	36	90	3000	E	MLVGU1080930362	18,00
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	80	5.5	575	1000	36	90	4000	E	MLVGU1080940362	18,00
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	80	5.5	575	1000	36	90	6500	E	MLVGU1080965362	18,00
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	/	5.5	650	220	120	90	3000	E	MLVGU109301202	19,00
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	/	5.5	680	220	120	90	4000	E	MLVGU109401202	19,00
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	/	5.5	680	220	120	90	6500	E	MLVGU109651202	19,00

CorePro LEDspot MV

GU10 10 BOX 15000 DURATA DI VITA 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot 2,7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	470	36	80	2700	F	CLAGU102582736	5,17
CorePro LEDspot 2,7-25W GU10 830 36D	25	2,7	225	490	36	80	3000	F	CLAGU102583036	5,17
CorePro LEDspot 2,7-25W GU10 840 36D	25	2,7	230	500	36	80	4000	F	CLAGU102584036	5,17
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36D	35	3,5	255	545	36	80	2700	F	CLAGU103582736	5,39
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 830 36D	35	3,5	265	565	36	80	3000	F	CLAGU103583036	5,39
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 840 36D	35	3,5	275	590	36	80	4000	F	CLAGU103584036	5,39
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36D	50	4,6	355	700	36	80	2700	F	CLAGU105082736	6,05
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 830 36D	50	4,6	370	740	36	80	3000	F	CLAGU105083036	6,05
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 840 36D	50	4,6	390	770	36	80	4000	F	CLAGU105084036	6,05
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 865 36D	50	4,6	390	770	36	80	6500	F	CLAGU105086536	6,05
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65	4,9	460	800	36	80	3000	E	CLAGU1065830G2	6,70
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	65	4,9	485	800	36	80	4000	E	CLAGU1065840G2	6,70
CorePro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	4,9	550	-	120	80	3000	E	CLAGU1070830G2	7,26
CorePro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	4,9	550	-	120	80	4000	E	CLAGU1070840G2	7,26
CorePro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	4,9	550	-	120	80	6500	E	CLAGU1070865G2	7,26

Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90	6.7	670	750	60	80	3000	E	LEDGU109083060	16,15
CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100	6.7	730	750	60	80	4000	E	LEDGU109084060	16,15
GU10 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50	4	345	700	36	80	2700	F	CLAGU105082736D	8,31
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50	4	345	700	36	80	3000	F	CLAGU1050830G2D	8,31
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50	4	350	700	36	80	4000	F	CLAGU1050840G2D	8,31

MASTER LEDspot ExpertColor LV

GU 5.3 10 BOX 40000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	35	6.7	420	2100	24	97	2700	G	MLGU533592724X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	35	6.7	420	1300	36	97	2700	G	MLGU533592736X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	35	6.7	440	2200	24	97	3000	G	MLGU533593024X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	35	6.7	440	1400	36	97	3000	G	MLGU533593036X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	35	6.7	460	2200	24	97	4000	G	MLGU533594024X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	35	6.7	460	1400	36	97	4000	G	MLGU533594036X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	35	6.7	430	4800	10	97	3000	G	MLGU533593010X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	35	6.7	410	4600	10	97	2700	G	MLGU533592710X2	28,17
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	35	6.7	440	4800	10	97	4000	G	MLGU533594010X2	28,17
GU 5.3 10 BOX 40000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7.5	485	2400	24	92	2700	G	MLGU534392724X2	34,91
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7.5	485	1400	36	92	2700	G	MLGU534392736X2	34,91
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	7.5	500	2600	24	92	3000	G	MLGU534393024X2	34,91
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	43	7.5	500	1550	36	92	3000	G	MLGU534393036X2	34,91
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	7.5	520	2800	24	92	4000	G	MLGU534394024X2	34,91
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	43	7.5	520	1650	36	92	4000	G	MLGU534394036X2	34,91

MASTER LEDspot LV

GU 5.3 10 BOX 40000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50	7,5	621	3900	24	90	2700	F	MLGU535092724D	30,00
GU 5.3 10 BOX 40000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200	1000	24	80	2700	G	MLGU420827	19,26

MASTER LEDspot VALUE LV

GU 5.3 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	35	5,8	450	1300	36	90	2700	G	MLVGU533592736	18,00
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	35	5,8	450	600	60	90	2700	G	MLVGU533592760	18,00
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	35	5,8	460	1300	36	90	3000	F	MLVGU533593036	18,00
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	35	5,8	460	600	60	90	3000	F	MLVGU533593060	18,00
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	35	5,8	490	1200	36	90	4000	F	MLVGU533594036	18,00
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	35	5,8	490	600	60	90	4000	F	MLVGU533594060	18,00
MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5,8	345	800	36	80	2200-2700	G	MLGU533582736G2	24,07
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50	7,5	621	1600	36	90	2700	F	MLVGU535092736	21,07
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	50	7,5	621	750	60	90	2700	F	MLVGU535092760	21,07
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	50	7,5	630	1600	36	90	3000	F	MLVGU535093036	21,07
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50	7,5	630	800	60	90	3000	F	MLVGU535093060	21,07
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	50	7,5	660	1500	36	90	4000	F	MLVGU535094036	21,07
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50	7,5	660	770	60	90	4000	F	MLVGU535094060	21,07

CorePro LEDspot LV

GU 5.3 10/12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	400	36	80	2700	F	CLAGU42036	15,45
CorePro LEDspot ND 2.9-20W MR16 827 36D	20	2,9	230	560	36	80	2700	F	CLAGU5320827G2	7,19
CorePro LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D	35	4,4	345	650	36	80	2700	F	CLAGU5335827G2	9,76
CorePro LEDspot ND 4.4-35W MR16 840 36D	35	4,4	390	750	36	80	4000	F	CLAGU5335840G2	9,76
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	1400	36	80	2700	F	CLAGU535082736	13,03
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 830 36D	50	7	621	1400	36	80	3000	F	CLAGU535083036	13,03
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D	50	7	660	1500	36	80	4000	F	CLAGU535084036	13,03

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

G53 6 BOX 40000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	50	10,8	600	8000	9	95	2700	G	MLR111509278X2	37,77
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	50	10,8	620	8000	9	95	3000	G	MLR111509308X2	37,77
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10,8	600	3000	24	95	2700	G	MLR1115092724X2	37,77
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	50	10,8	620	3200	24	95	3000	G	MLR1115093024X2	37,77
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	50	10,8	600	1200	40	95	2700	G	MLR1115092740X2	37,77
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	50	10,8	620	1200	40	95	3000	G	MLR1115093040X2	37,77
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14,8	875	3000	24	95	2700	G	MLR1117592724X2	40,68
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	75	14,8	875	3000	24	95	3000	G	MLR1117593024X2	40,68
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	75	14,8	950	3300	24	95	4000	G	MLR1117594024X2	40,68
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	75	14,8	875	1200	45	95	2700	G	MLR1117592745X2	40,68
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	75	14,8	875	1300	45	95	3000	G	MLR1117593045X2	40,68
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	75	14,8	950	1400	45	95	4000	G	MLR1117594045X2	40,68
MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	4000	24	95	2700	G	MLR11110092724X	56,87
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	100	20	1270	4200	24	95	3000	G	MLR11110093024X	56,87
MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D	100	20	1270	4400	24	95	4000	G	MLR11110094024X	56,87
MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D	100	20	1270	2100	45	95	2700	G	MLR11110092745X	56,87
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D	100	20	1270	2200	45	95	3000	G	MLR11110093045X	56,87
MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D	100	20	1270	2300	45	95	4000	G	MLR11110094045X	56,87

MASTER LEDspot PAR

PAR20 E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50	6	500	1500	25	90	2700	F	LPAR205092725	22,00
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	50	6	500	1000	40	90	2700	F	LPAR205092740	22,00
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	50	6	515	1600	25	90	3000	F	LPAR205093025	22,00
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	50	6	515	1000	40	90	3000	F	LPAR205093040	22,00
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	50	6	540	1700	25	90	4000	F	LPAR205094025	22,00
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	50	6	540	1100	40	90	4000	F	LPAR205094040	22,00
PAR30S E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	75	9,5	740	3000	25	90	2700	F	LPAR3075927	25,00
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	75	9,5	760	3000	25	90	3000	F	LPAR3075930	25,00
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	75	9,5	820	3000	25	90	4000	F	LPAR3075940	25,00
PAR38 E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	100	13	1000	4800	25	90	2700	F	LPAR38100927	42,00

CorePro LEDspot PAR38

E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	60	9	750	3600	25	90	2700	F	LPAR3860927	41,69

Riflettori CorePro LEDspot

R50 E14 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	40	2,8	210	400	36	80	2700	F	CLAR504082736	12,90
R50 E14 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	550	36	80	2700	F	CLAR506082736D	13,49
R63 E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	400	36	80	2700	G	CLAR634082736	13,49
R63 E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	60	4,5	345	620	36	80	2700	F	CLAR636082736D	17,59
R80 E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	60	4	345	620	36	80	2700	F	CLAR806082736	13,18
CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	8	670	1100	36	80	2700	F	CLAR8010082736	14,66







CorePro LEDcapsule LV

G4 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 micro 827	10	1	100	-	/	80	2700	F	COREG410827G3	7,75
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 micro 827	20	1.7	200	-	/	80	2700	F	COREG420827G3	11,20
G4 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20	2.1	210	/	/	80	2700	F	COREG420827DG3	14,98
G4 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	28	2.4	300	-	/	80	2700	E	COREG428827G3	14,66

CorePro LEDcapsule MV

G9 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	1.9	220	-	320	80	2700	E	PHIG925827G3	9,08
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	25	1.9	220	-	320	80	3000	E	PHIG925830G3	9,08
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40	3,7	470	-	320	80	2700	E	PHIG940827G3	11,16
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	40	3,7	470	-	320	80	3000	E	PHIG940830G3	11,16
G9 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsuleMV 3-25W G9 827 D	25	2.7	300	-	320	80	2700	E	COREG925827DG3	14,98
G9 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4,8	570	-	300	80	2700	E	COREG960827	22,06
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	60	4,8	570	-	300	80	3000	E	COREG960830	22,06
G9 12 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	4	480	-	320	80	2700	E	COREG940827DG3	14,98

CorePro LEDlinear MV

R7s 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7,2	810	-	/	80	3000	E	PHIR7S60830G2	16,97
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	60	7,2	850	-	/	80	4000	E	PHIR7S60840G2	16,97
R7s 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	60	7	950	/	/	80	3000	D	CORER7S60830CG2	20,60
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	60	7	1000	/	/	80	4000	D	CORER7S60840CG2	20,60
R7s 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	100,0	11,5	1521	/	300	80	3000	E	CORER7S100830C	26,00
R7s 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	-	-	80	3000	E	CORER7S100830D	25,65
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	100	14	1800	-	-	80	4000	E	CORER7S100840D	25,65
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	-	-	80	3000	D	CORER7S120830D	30,12
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	120	14	2000	-	-	80	4000	D	CORER7S120840D	30,12
R7s 10 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	-	-	80	3000	D	CORER7S150830D	39,03
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	150	17,5	2460	-	-	80	4000	D	CORER7S150840D	39,03



Sostituisci le tradizionali lampade HID, passa alle innovative lampade LED

Le lampade LED TrueForce offrono una semplice soluzione LED per sostituire le lampade HPL, HID, SOX e SON-T.

Scegli i vantaggi del LED: efficienza energetica, lunga durata e basso investimento iniziale. Con le giuste dimensioni della lampada e la distribuzione della luce puoi facilmente adattare le nostre lampade TrueForce LED ai sistemi preesistenti dei tuoi clienti. In questo modo potrai migliorare la qualità della luce senza dover cambiare i tuoi apparecchi di illuminazione. La nostra tecnologia LED di alto livello garantisce una manutenzione ridotta e una garanzia di cinque anni.

L'illuminazione ideale dovrebbe adattarsi a qualsiasi ambiente, ecco perché la gamma Philips TrueForce LED è perfetta a qualsiasi tipo di applicazione, dal settore industriale alla vendita al dettaglio, dalle aree urbane alle strade, dalle vie ai paesaggi. Anche i budget possono essere vari tanto quanto le applicazioni, ecco perché la famiglia TrueForce offre la soluzione TrueForce LED e persino l'ancora più conveniente soluzione TrueForce Core LED. Entrambe offrono prestazioni eccezionali che durano più a lungo.



TrueForce Core LED HPL MAINS

Le lampade TrueForce Core LED HPL offrono una semplice soluzione per la sostituzione di lampade HID per l'illuminazione di strade, vie e altre aree pubbliche, di edifici industriali e magazzini.

- Compatibilità:** Tensione di rete
- Condensatore:** Deve essere rimosso
- Accensione:** Deve essere disconnesso
- Reattore EM:** Deve essere bypassato/rimosso



TrueForce LED HPL

Le lampade TrueForce LED sono facilmente adattabili ai sistemi di illuminazione già esistenti. Ad esempio: aree del centro urbano, come parchi, piazze, strade e parcheggi.

- Compatibilità:** Tensione di rete e Elettromagnetico (EM)
- Condensatore:** Deve essere rimosso
- Accensione:** Deve essere disconnesso
- Reattore EM:** Deve essere rimosso se la lampada viene installata a tensione di rete



TrueForce Core LED SON-T

Sostituisci le convenzionali SON-T con lampade LED a elevata efficienza e risparmio. Sono un'ottima soluzione a rapido ammortamento grazie al basso investimento iniziale.

- Compatibilità:** Mains
- Condensatore:** Deve essere rimosso
- Accensione:** Deve essere disconnesso
- Reattore EM:** Deve essere bypassato/rimosso



TrueForce LED SON-T EM/MAINS

La soluzione LED semplice e dal rapido ammortamento per la sostituzione di lampade HID in contesti urbani e stradali.

- Compatibilità:** Elettromagnetico (EM) o Elettronico (EF)
- Condensatore:** Consigliata la rimozione
- Accensione:** Deve essere disconnesso
- Reattore EM:** Deve essere rimosso*

* se la lampada viene installata a tensione di rete



TrueForce LED HighBay

Tutti i benefici della sostituzione degli apparecchi HID con quelli LED in contesti industriali e di vendita al dettaglio come magazzini, fabbriche, negozi e aree di trasporto.

- Compatibilità:** Universale
- Condensatore:** Deve essere rimosso
- Accensione:** Deve essere disconnesso
- Reattore EM:** Deve essere bypassato/rimosso



TrueForce Core LED HighBay HPL

Sostituiscono facilmente le lampade HID per l'illuminazione di magazzini, fabbriche, negozi e aree di trasporto, garantendo un risparmio immediato e un basso investimento iniziale.

- Compatibilità:** Mains
- Condensatore:** Consigliata la rimozione
- Accensione:** Deve essere disconnesso
- Reattore EM:** Deve essere rimosso*

* se la lampada viene installata a tensione di rete



TrueForce LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) - Universal Plug & Play
Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico

E40 2 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	60	60	250X290	4000	F	LEDHPI25084060U	183,82
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250	95	13000	120	120	250X290	4000	E	LEDHPI25084120U	183,82
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	60	60	250X290	4000	F	LEDHPI40084060U	257,35
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	400	140	20000	120	120	250X290	4000	D	LEDHPI40084120U	257,35

NB/WB= fascio 60/120° - Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce Core LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) Tensione di rete 220-240

E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
Corepro LEDBulbND 1.9Klm 20W 830 E27 T70	50	20	1900	180	180	70X122	3000	F	COREHPI24840G3	24,09
Corepro LEDBulbND 2.8Klm 30W 830 E27T100	55	30	2800	180	180	100X171	3000	F	COREHPI35840G3	27,79
Corepro LEDBulbND 3.8Klm 40W 830E27 T120	70	40	3800	180	180	119X196	3000	F	COREHPI42830G3	35,20

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce LED HPL Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico

E27 6 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	50	21	2850	360	360	75X178	3000	D	LEDHPL80830	73,53
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	50	21	3000	360	360	75X178	4000	D	LEDHPL80840	73,53
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	80	28	3800	360	360	75X178	3000	D	LEDHPL125830	82,72
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	80	28	4000	360	360	75X178	4000	D	LEDHPL125840	82,72
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	360	360	84X178	3000	D	LEDHPL5700830	110,29
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	125	42	6000	360	360	84X178	4000	D	LEDHPL6000840	110,29

E40 6 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	125	42	5700	360	360	84X191	3000	D	LEDHPL570083040	110,29
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	125	42	6000	360	360	84X191	4000	D	LEDHPL600084040	110,29

TrueForce CorePro LED HPL Tensione di rete 220-240

E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	50	13	1800	330	330	76X183	2700	D	COREHPL50827G	27,79
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	300	300	76X183	3000	D	COREHPL50830G	27,79
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	50	13	2000	300	300	76X183	4000	D	COREHPL50840G	27,79
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	80	18	2600	330	330	76X183	2700	D	COREHPL80827G	33,35
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	300	300	76X183	3000	C	COREHPL80830G	33,35
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	80	18	3000	300	300	76X183	4000	C	COREHPL80840G	33,35

E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
TForce Core LED HPL 24.5W E27 827 FR	125	24.5	3600	300	300	91.5X218	2700	D	COREHPL125827G2	46,32
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	125	24.5	4000	300	300	91.5X218	3000	C	COREHPL125830G2	46,32
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	125	24.5	4000	300	300	91.5X218	4000	C	COREHPL125840G2	46,32
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	200	36	5300	330	330	91.5X249	2700	D	COREHPL53827G	55,58
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	200	36	5500	300	300	91.5X249	3000	D	COREHPL55830G	55,58
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	200	36	6000	300	300	91.5X249	4000	C	COREHPL60840G	55,58

E40 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	200	36	5300	330	330	91.5X234	2700	D	COREHPL5382740G	55,58
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	200	36	5500	300	300	91.5X234	3000	D	COREHPL5583040G	55,58
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	200	36	6000	300	300	91.5X234	4000	C	COREHPL6084040G	55,58

TrueForce LED SOX Tensione di rete 220-240

B22 6 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	26	18	2500	230	230	52X312	4000	D	SOXLED26	77,00
MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	36	28	4000	230	230	52X425	4000	D	SOXLED36	110,00
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	55	36	5000	230	230	52X425	4000	D	SOXLED55	115,00

TrueForce LED Public (Road - SON) Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico

E27 48-58 6 BOX 70⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	50	23	3600	/	/	61X200	2700	D	LSONT50727EMM	82,72
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	50	23	4000	/	/	61X200	4000	C	LSONT50740EMM	82,72
E27 68-78 6 BOX 70⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	70	34	5400	/	/	61X200	2700	D	LSONT70727EMM	91,91
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	70	34	6000	/	/	61X200	4000	C	LSONT70740EMM	91,91
E40 85-95 6 BOX 70⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	100	50	8100	/	/	71X262	2700	C	LSONT100727EMM	128,68
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	100	50	9000	/	/	71X262	4000	C	LSONT100740EMM	128,68
E40 80-90 6 BOX 70⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	150	65	10800	/	/	71X262	2700	C	LSONT150727EMM	183,82
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	150	65	12000	/	/	71X262	4000	C	LSONT150740EMM	183,82

TrueForce MASTER LED SON-T UE Tensione di rete 220-240

E27 6 BOX 50⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	50	19	3600	300	300	47X174	2700	B	LEDSONT50727UE2	140,00
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	50	19	4000	300	300	47X174	4000	A	LEDSONT50740UE2	140,00
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	70	28.5	5400	300	300	47X194	2700	B	LEDSONT70727UE2	165,00
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	70	28.5	6000	300	300	47X194	4000	A	LEDSONT70740UE2	165,00
E40 6 BOX 50⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LED SON-T UE M 8Klm 40W 727 E40	100	42.8	9000	300	300	53.5X236	4000	A	LEDSONT100740UE	200,00
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	100	42.8	8000	300	300	53.5X236	2700	B	LEDSONT100727UE	200,00

TrueForce Core LED SON-T Tensione di rete 220-240

E27 6 BOX 25⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	50	17	2700	330	70	168x38.5	2700	D	CORESONT50727	37,05
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50	17	2800	330	70	38.5X168	3000	C	CORESONT50730	37,05
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	50	17	3000	330	70	38.5X168	4000	C	CORESONT50740	37,05
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	70	26	4000	330	70	38.5X214	2700	D	CORESONT70727	46,32
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	70	26	4200	330	70	38.5X213	3000	C	CORESONT70730	46,32
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	70	26	4500	330	70	38.5X213	4000	C	CORESONT70740	46,32
E40 6 BOX 25⁰⁰⁰ REGOLAZIONE FLUSSO 										
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	100	40	6500	330	70	47X229	2700	C	CORESONT100727	64,84
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	100	40	7200	330	70	47X229	3000	C	CORESONT100730	64,84
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	100	40	7500	330	70	47X229	4000	B	CORESONT100740	64,84
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	150	45	8800	330	70	53.5X232	2700	B	CORESONT150727	100,05
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	150	45	8800	330	70	53.5X232	3000	B	CORESONT150730	100,05
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	150	49	10000	330	70	53.5X232	4000	B	CORESONT150740	100,05




CorePro LED PL-S 2P EM/Mains

 G23  10 BOX 30000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. comples-siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3.5	360	120	82	3000	31	137	F	PLSLED2P7830G2	8,50
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3.5	390	120	82	4000	31	137	E	PLSLED2P7840G2	8,50
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	120	82	3000	31	166	F	PLSLED2P9830G2	10,12
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	120	82	4000	31	166	E	PLSLED2P9840G2	10,12


CorePro LED PL-T 4P HF

 G24q-2/G24q-3/ G24q-4  10 BOX 30000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. comples-siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P G24q-2	6.5	720	120	82	3000	42	119	F	PLTLED4P18830	15,42
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P G24q-2	6.5	800	120	82	4000	42	119	E	PLTLED4P18840	15,42
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P G24q-3	9	990	120	82	3000	42	142	F	PLTLED4P26830	18,07
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P G24q-3	9	1100	120	82	4000	42	142	E	PLTLED4P26840	18,07
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P G24q-3	15	1620	120	82	3000	42	156	F	PLTLED4P32830	19,14
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P G24q-3	15	1800	120	82	4000	42	156	E	PLTLED4P32840	19,14
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P G24q-4	18.5	2100	120	82	3000	42	166	F	PLTLED4P42830	22,32
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P G24q-4	18.5	2250	120	82	4000	42	166	E	PLTLED4P42840	22,32


CorePro LED PL-L EM/mains

 G23  10 BOX 30000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. comples-siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8	960	160	83	3000	38,0	224	E	PLLLED4P18830M	18,07
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	8	1000	160	83	4000	38,0	224	E	PLLLED4P18840M	18,07
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	12	1440	160	83	3000	38,0	319	E	PLLLED4P24830M	19,46
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	12	1500	160	83	4000	38,0	319	E	PLLLED4P24840M	19,46
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16.5	2000	160	83	3000	38,0	412	E	PLLLED4P36830M	21,54
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	16.5	2100	160	83	4000	38,0	412	E	PLLLED4P36840M	21,54
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	24	3200	160	83	3000	38,0	535	E	PLLLED4P55830M	24,32
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	24	3400	160	83	4000	38,0	535	D	PLLLED4P55840M	24,32


CorePro LED PL-L 4P HF

 G23  10 BOX 30000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. comples-siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P G2G11	8	960	160	80	3000	38	224	E	PLLLED4P18830	23,64
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P G2G11	8	1000	160	80	4000	38	224	E	PLLLED4P18840	23,64
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P G2G11	12	1440	160	80	3000	38	319	E	PLLLED4P24830	25,89
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P G2G11	12	1500	160	80	4000	38	319	E	PLLLED4P24840	25,89
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P G2G11	16.5	2000	160	83	3000	38	412	E	PLLLED4P36830	31,27
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P G2G11	16.5	2100	160	83	4000	38	412	E	PLLLED4P36840	31,27
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P G2G11	16.5	2100	160	83	6500	38	412	E	PLLLED4P36865	31,27
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P G2G11	24	3200	160	83	3000	38	535	E	PLLLED4P55830	32,52
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P G2G11	24	3400	160	83	4000	38	535	E	PLLLED4P55840	32,52
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P G2G11	24	3400	160	83	6500	38	535	E	PLLLED4P55865	32,52

CorePro LED PL-C 2P EM/Mains

 G24d-1/G24d-2/ G24d-3  10 BOX 30000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. comples-siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5.9	600	120	82	3000	34	138	F	PLCLED2P13830G2	7,87
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5.9	660	120	82	4000	34	138	E	PLCLED2P13840G2	7,87
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6.9	700	120	82	3000	34	148	F	PLCLED2P18830G2	9,45
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6.9	770	120	82	4000	34	148	E	PLCLED2P18840G2	9,45
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8.9	990	120	82	3000	34	171	E	PLCLED2P26830G2	11,03
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8.9	1100	120	82	4000	34	171	E	PLCLED2P26840G2	11,03
360° ALL IN										
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	810/850/850	360	82	3000/4000/6500	35	137	D	PLCL13ALLIN360	10,23
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6.9	930/980/980	360	82	3000/4000/6500	35	142	D	PLCL18ALLIN360	12,29
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8.9	1240/1300/1300	360	82	3000/4000/6500	35	172	D	PLCL26ALLIN360	14,34

CorePro LED PL-C 4P HF/Mains

 G24q-1/G24q-2/ G24q-3  10 BOX 30000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. comples-siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5.5	600	120	82	3000	34	144	F	PLCLED4P13830G2	12,44
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5.5	660	120	82	4000	34	144	E	PLCLED4P13840G2	12,44
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6.5	700	120	82	3000	34	144	F	PLCLED4P18830G2	14,35
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6.5	770	120	82	4000	34	144	E	PLCLED4P18840G2	14,35
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9.5	990	120	82	3000	34	164	F	PLCLED4P26830G2	16,26
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9.5	1100	120	82	4000	34	164	E	PLCLED4P26840G2	16,26

Come scegliere il miglior **tubo LED**

1. Che misura ha il tubo da cambiare?



600 mm

Puoi scegliere: **Gamma MASTER, Master Value, CorePro, Ecofit**

900 mm

Puoi scegliere: **Gamma MASTER HO**

1.200 mm

Puoi scegliere: **Tutte le nostre gamme di tubi LED**

1.500 mm

Puoi scegliere: **Tutte le nostre gamme di tubi LED**

2. Che tipo di reattore ha l'apparecchio di illuminazione?

Elettromagnetico


Puoi scegliere: **Gamma MASTER, Master Value, CorePro e Ecofit**

Elettronico

Puoi scegliere: **Gamma MASTER e MasterValue, CorePro**

3. Hai bisogno di un tubo con attacco rotante?

Sì



È necessario se introduci il tubo orizzontalmente
Puoi scegliere: **Gamma MASTER LED**

No



Non è necessario se introduci il tubo verticalmente
Puoi scegliere: **Tutta la nostra gamma di tubi LED**

4. Qual è il tuo obiettivo principale?

Una lunga vita utile



Puoi scegliere: **Gamma MASTER UE (100.000 h)**

Il flusso luminoso



Puoi scegliere: **Gamma MASTER UO, Gamma MASTER UE, Gamma MasterValue UO**

Il risparmio energetico



Puoi scegliere: **Gamma MASTER HO, Gamma MASTER UE, Gamma MASTER UO**

Il miglior prezzo




Puoi scegliere: **Gamma CorePro, Gamma Ecofit**


I professionisti consigliano la scelta dei tubi LED Philips: attenzione agli anelli!

Come installo il mio tubo?


T8 Istruzioni di installazione per reattori elettromagnetici (EM)*




1. Spegner l'alimentazione




2. Rimuovere la lampada




3. Rimuovere lo starter



4. Installare lo starter LED




5. Installare il tubo LED (T8, EM/mains or UN) con l'apertura della luce rivolta verso il basso



6. Accendere l'alimentazione


*È consigliato rimuovere il condensatore di compensazione per migliorare il fattore di potenza




Un anello: EM/Mains
(Reattore elettromagnetico o rete diretta)



Due anelli: HF
(Reattore elettronico ad alta frequenza)




Tre anelli: UN
(Universale)



Nessun anello/un anello
(Rete elettrica diretta)



Due anelli: HF
(Reattore elettronico ad alta frequenza)



T8 T5 Istruzioni di installazione per reattori elettronici ad alta frequenza

1. Controllare la versione elettronica del reattore HF
2. Verificare la compatibilità del reattore elettronico HF
Trova la nostra lista di compatibilità di reattore su philips.it/ledtube
Una volta confermata la compatibilità della lampada
3. Spegnerne l'alimentazione
4. Rimuovere lampada
5. Installare il tubo LED (InstantFit HF o UN) con l'apertura della luce rivolta verso il basso
6. Accendere l'alimentazione

T8 T5 Istruzioni di installazione per collegamento a tensione di rete

1. Spegnerne l'alimentazione
2. Rimuovere la lampada
3. Rimuovere la protezione per esporre il reattore
4. Tagliare i fili e rimuovere il reattore
- 5a. Applicabile per T8 EM/ Mains T8 UN e T5 Mains**
5b. Applicabile per T8 EM/ Mains, T5 mains (solo HO)
6. Installare il tubo led (T8 o T5, EM/ Mains o UN)
7. Accendere l'alimentazione

**Questo metodo non è permesso in svizzera

Falla semplice passa al LED Philips!



Scopri quanto è semplice passare dalle tradizionali lampade al LED Philips. In base alle tue esigenze, scegli una lampada o un apparecchio con la qualità marchiata Philips!

Scannerizza il qr code per vedere le alternative alla lampada convenzionale:





MASTERconnect Interact Ready LEDtubes EM/Mains

PLASTICA G13 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	Efficienza	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Angolo del fascio	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Lm/W	Watt	Lumen		Kelvin	Gradi	mm			€
L 600										
LEDtube IA 600mm HO 7.6W840 T8	151	7,6	1150	80	4000	160	600	D	MLTCON18840UOG3	88,53
LEDtube IA 600mm HO 7.6W865 T8	151	7,6	1150	80	6500	160	600	D	MLTCON18865UOG3	88,53
L1200										
LEDtube IA 1200mm UO 15.6W840 T8	160	15,6	2500	80	4000	160	1200	C	MLTCON36840UOG3	106,18
LEDtube IA 1200mm UO 15.6W865 T8	160	15,6	2500	80	6500	160	1200	C	MLTCON36865UOG3	106,18
L1500										
LEDtube IA 1500mm UO 23.1W840 T8	160	23,1	3700	80	4000	160	1500	C	MLTCON58840UOG3	128,66
LEDtube IA 1500mm UO 23.1W865 T8	160	23,1	3700	80	6500	160	1500	C	MLTCON58865UOG3	128,66

HO= high output - UO= ultra output

MASTER LED Tubo Classe A EM/Mains

PLASTICA G13 10 BOX 100000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	11.9	2500	160	80	4000	28	1213	A	MLT36840UEA	39,00
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	17.6	3700	160	80	4000	28	1514	A	MLT58840UEA	42,00
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	11.9	2500	160	80	6500	28	1213	A	MLT36865UEA	39,00
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	17.6	3700	160	80	6500	28	1514	A	MLT58865UEA	42,00

MASTER LEDtube UE CLASSE B EM/Mains

VETRO G13 10 BOX 70000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14	2600	190	80	4000	28	1214	B	MLT36840UEB	22,00
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22.1	4100	190	80	4000	28	1514	B	MLT58840UEB	26,00

MASTER LEDtube EM/Mains

PLASTICA G13 10 BOX 75000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
UO										
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	13.5	2300	160	80	3000	28	1213	C	MLTVAL36830UOG4	20,00
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	13.5	2500	160	80	4000	28	1213	B	MLTVAL36840UOG4	20,00
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	13.5	2500	160	80	6500	28	1213	B	MLTVAL36865UOG4	20,00
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	20	3400	160	80	3000	28	1514	C	MLTVAL58830UOG4	26,00
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	20	3700	160	80	4000	28	1514	B	MLTVAL58840UOG4	26,00
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	20	3700	160	80	6500	28	1514	B	MLTVAL58865UOG4	26,00
HO										
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	7.6	1090	160	80	3000	28	604	D	MLTVAL188302	12,00
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	7.6	1150	160	80	4000	28	604	D	MLTVAL188402	12,00
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	7.6	1150	160	80	6500	28	604	D	MLTVAL188652	12,00
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12	1575	160	80	4000	28	908	E	MLTVAL30840HO	14,50
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12	1575	160	80	6500	28	908	E	MLTVAL30865HO	14,50
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	11.3	2000	160	80	3000	28	1213	C	MLTVAL36830HO2	17,65
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	11.3	2100	160	80	4000	28	1213	B	MLTVAL36840HO2	17,65
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	11.3	2100	160	80	6500	28	1213	B	MLTVAL36865HO2	17,65
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	16.7	2900	160	80	3000	28	1514	C	MLTVAL58830HO2	22,00
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	16.7	3100	160	80	4000	28	1514	B	MLTVAL58840HO2	22,00
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	16.7	3100	160	80	6500	28	1514	B	MLTVAL58865HO2	22,00

MASTER LEDtube InstantFit HF

VETRO G13 20 BOX 75000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO* *regolabile previa consultazione liste di compatibilità										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
UO										
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16	2350	160	80	3000	28	1212	D	MLT36830UOHFG2	27,50
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	160	80	4000	28	1212	D	MLT36840UOHFG2	27,50
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	16	2500	160	80	6500	28	1212	D	MLT36865UOHFG2	27,50
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	24	3500	160	80	3000	28	1513	D	MLT58830UOHFG2	33,00
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	160	80	4000	28	1513	D	MLT58840UOHFG2	33,00
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	24	3700	160	80	6500	28	1513	D	MLT58865UOHFG2	33,00
HO										
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	160	80	3000	28	604	E	MLT18830HFG2	19,30
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	160	80	4000	28	604	E	MLT18840HFG2	19,30
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8	1050	160	80	6500	28	604	E	MLT18865HFG2	19,30
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	14	1000	160	80	3300	28	1200	/	MLTUBE1200MEATH	70,00
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	14	2000	160	80	3000	28	1212	E	MLT36830HOHFG2	23,00
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	14	2100	160	80	4000	28	1212	D	MLT36840HOHFG2	23,00
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	14	2100	160	80	6500	28	1212	D	MLT36865HOHFG2	23,00
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20	2900	160	80	3000	28	1513	E	MLT58830HOHFG2	26,00
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	20	3100	160	80	4000	28	1513	D	MLT58840HOHFG2	26,00
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	20	3100	160	80	6500	28	1513	D	MLT58865HOHFG2	26,00

MASTER Value LEDtube EM/Mains

VETRO G13 10 BOX 60000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
UO										
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15.5	2300	190	80	3000	28	1213	D	MLTVAL36830UOGN	12,50
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15.5	2500	190	80	4000	28	1213	C	MLTVAL36840UOGN	12,50
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15.5	2500	190	80	6500	28	1213	C	MLTVAL36865UOGN	12,50
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23	3400	190	80	3000	28	1514	D	MLTVAL58830UOGN	15,50
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23	3700	190	80	4000	28	1514	C	MLTVAL58840UOGN	15,50
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23	3700	190	80	6500	28	1514	C	MLTVAL58865UOGN	15,50
HO										
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8	1000	190	80	3000	28	604	E	MLTVAL18830G	8,50
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8	1050	190	80	4000	28	604	E	MLTVAL18840G	8,50
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8	1050	190	80	6500	28	604	E	MLTVAL18865G	8,50
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	190	80	3000	28	1213	D	MLTVAL36830HOG	11,00
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	190	80	4000	28	1213	D	MLTVAL36840HOG	11,00
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14	2100	190	80	6500	28	1213	D	MLTVAL36865HOG	11,00
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20.5	2900	190	80	3000	28	1514	D	MLTVAL58830HOG	13,00
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20.5	3100	190	80	4000	28	1514	D	MLTVAL58840HOG	13,00
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20.5	3100	190	80	6500	28	1514	D	MLTVAL58865HOG	13,00


MASTER LEDtube Universal T8

VETRO G13 10 BOX 60000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
UO										
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15.5	2300	190	80	3000	28	1213	D	MLTVAL36830UNG2	31,00
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15.5	2500	190	80	4000	28	1213	C	MLTVAL36840UNG2	31,00
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15.5	2500	190	80	6500	28	1213	C	MLTVAL36865UNG2	31,00
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23	3400	190	80	3000	28	1514	D	MLTVAL58830UNG2	34,50
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23	3700	190	80	4000	28	1514	C	MLTVAL58840UNG2	34,50
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23	3700	190	80	6500	28	1514	C	MLTVAL58865UNG2	34,50

CorePro LEDtube Universal T8

VETRO G13 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HO										
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8	850	240	80	3000	28	603	F	CORE18830UN	19,00
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8	900	240	80	4000	28	603	E	CORE18840UN	19,00
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8	900	240	80	6500	28	603	E	CORE18865UN	19,00
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18	1850	240	80	3000	28	1213	F	CORE36830UN	22,00
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18	2000	240	80	4000	28	1213	E	CORE36840UN	22,00
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18	2000	240	80	6500	28	1213	E	CORE36865UN	22,00
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23	2500	240	80	3000	28	1514	F	CORE58830UN	27,00
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23	2700	240	80	4000	28	1514	E	CORE58840UN	27,00
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23	2700	240	80	6500	28	1514	E	CORE58865UN	27,00

CorePro LEDtube EM/Mains

VETRO G13 20 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LEDtube 600mm 8W830	8	750	240	80	3000	28	604	F	CORE18830G3	4,88
CorePro LEDtube 600mm 8W840	8	800	240	80	4000	28	604	F	CORE18840G3	4,88
CorePro LEDtube 600mm 8W865	8	800	240	80	6500	28	604	F	CORE18865G3	4,88
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W830	15,5	1700	240	80	3000	28	1214	F	CORE36830G3	7,17
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W840	15,5	1800	240	80	4000	28	1214	E	CORE36840G3	7,17
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W865	15,5	1800	240	80	6500	28	1214	E	CORE36865G3	7,17
CorePro LEDtube 1500mm 20W830	20	2050	240	80	3000	28	1514	E	CORE58830G3	7,98
CorePro LEDtube 1500mm 20W840	20	2200	240	80	4000	28	1514	E	CORE58840G3	7,98
CorePro LEDtube 1500mm 20W865	20	2200	240	80	6500	28	1514	E	CORE58865G3	7,98
HO										
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8	850	240	80	3000	28	604	F	CORE18830HO	6,50
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8	900	240	80	4000	28	604	E	CORE18840HO	6,50
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8	900	240	80	6500	28	604	E	CORE18865HO	6,50
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18	1850	240	80	3000	28	1213	F	CORE36830HO	8,96
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18	2000	240	80	4000	28	1213	E	CORE36840HO	8,96
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18	2000	240	80	6500	28	1213	E	CORE36865HO	8,96
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24	2500	240	80	3000	28	1514	F	CORE58830HO	9,98
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24	2700	240	80	4000	28	1514	E	CORE58840HO	9,98
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24	2700	240	80	6500	28	1514	E	CORE58865HO	9,98

Ecofit LEDtube EM/Mains

VETRO G13 20 BOX 20000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9	900	240	80	4000	28	604	F	1884L	3,71
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9	900	240	80	6500	28	604	F	1886L	3,71
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	17.5	1800	240	80	4000	28	1214	F	3684L	4,45
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	17.5	1800	240	80	6500	28	1214	F	3686L	4,45
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	22.3	2300	240	80	4000	28	1514	F	5884L	5,94
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	22.3	2300	240	80	6500	28	1514	F	5886L	5,94

Starter di accensione

Prodotto	Codice locale	Listino
		€
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	LEDTSTARTG2	4,13

MASTER LEDtube T5 InstantFit HF

VETRO G5 10 BOX 60000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO* *regolabile previa consultazione liste di compatibilità										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HE										
Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	7	1000	200	80	3000	19	563	E	MLT514830G2	19,60
Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	7	1050	200	80	4000	19	563	D	MLT514840G2	19,60
Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	7	1050	200	80	6500	19	563	D	MLT514865G2	19,60
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	11.5	1600	200	80	3000	19	863	E	MLT521830	24,50
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	11.5	1700	200	80	4000	19	863	D	MLT521840	24,50
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	11.5	1700	200	80	6500	19	863	D	MLT521865	24,50
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16.5	2300	200	80	3000	19	1163	E	MLT528830	31,50
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16.5	2500	200	80	4000	19	1163	D	MLT528840	31,50
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	16.5	2500	200	80	6500	19	1163	D	MLT528865	31,50
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	200	80	3000	19	1463	E	MLT535830	34,30
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	200	80	4000	19	1463	D	MLT535840	34,30
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	20	3000	200	80	6500	19	1463	D	MLT535865	34,30
HO										
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	10.5	1500	200	80	3000	19	563	E	MLT524830	21,00
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	10.5	1600	200	80	4000	19	563	D	MLT524840	21,00
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	10.5	1600	200	80	6500	19	563	D	MLT524865	21,00
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	18.5	2600	200	80	3000	19	863	E	MLT539830	25,90
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	18.5	2800	200	80	4000	19	863	D	MLT539840	25,90
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	18.5	2800	200	80	6500	19	863	D	MLT539865	25,90
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	200	80	3000	19	1163	E	MLT554830G1	37,10
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	200	80	4000	19	1163	D	MLT554840G1	37,10
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	26	3900	200	80	6500	19	1163	D	MLT554865G1	37,10
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	200	80	3000	19	1463	E	MLT549830G1	42,00
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	200	80	4000	19	1463	D	MLT549840G1	42,00
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	26	3900	200	80	6500	19	1463	D	MLT549865G1	42,00
UO										
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	200	80	3000	19	1463	E	MLT580830G1	49,00
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	200	80	4000	19	1463	D	MLT580840G1	49,00
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	36	5600	200	80	6500	19	1463	D	MLT580865G1	49,00

HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency

MASTER LEDtube T5 Mains

VETRO G5 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HE										
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	7	1000	200	80	3000	19	563	D	MLT514830MG2	17,50
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	7	1050	200	80	4000	19	563	D	MLT514840MG2	17,50
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	7	1050	200	80	6500	19	563	D	MLT514865MG2	17,50
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	11.5	1600	200	80	3000	19	863	D	MLT521830M	19,60
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	11.5	1700	200	80	4000	19	863	D	MLT521840M	19,60
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	11.5	1700	200	80	6500	19	863	D	MLT521865M	19,60
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16.5	2300	200	80	3000	19	1163	D	MLT528830M	21,00
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16.5	2500	200	80	4000	19	1163	D	MLT528840M	21,00
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	16.5	2500	200	80	6500	19	1163	D	MLT528865M	21,00
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	2800	200	80	3000	19	1463	D	MLT535830M	24,50
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	3000	200	80	4000	19	1463	D	MLT535840M	24,50
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20	3000	200	80	6500	19	1463	D	MLT535865M	24,50
HO										
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	10.5	1500	200	80	3000	19	563	D	MLT524830M	18,90
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	10.5	1600	200	80	4000	19	563	D	MLT524840M	18,90
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	10.5	1600	200	80	6500	19	563	D	MLT524865M	18,90
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	18.5	2600	200	80	3000	19	863	D	MLT539830M	21,00
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	18.5	2800	200	80	4000	19	863	D	MLT539840M	21,00
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	18.5	2800	200	80	6500	19	863	D	MLT539865M	21,00
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26	3600	200	80	3000	17	1163	D	MLT554830M	35,00
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26	3900	200	80	4000	17	1163	D	MLT554840M	35,00
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26	3900	200	80	6500	17	1163	D	MLT554865M	35,00
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	200	80	3000	17	1463	D	MLT549830M	37,10
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	200	80	4000	17	1463	D	MLT549840M	37,10
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26	3900	200	80	6500	17	1463	D	MLT549865M	37,10
UO										
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	200	80	3000	19	1463	D	MLT580830M	38,50
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	200	80	4000	19	1463	D	MLT580840M	38,50
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	36	5600	200	80	6500	19	1463	D	MLT580865M	38,50

HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency

CorePro LEDtube T5 HF

VETRO G5 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HE										
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	7.1	1000	200	80	3000	19	563	E	CORET514830	16,50
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	7.1	1050	200	80	4000	19	563	D	CORET514840	16,50
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	7.1	1050	200	80	6500	19	563	D	CORET514865	16,50
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	17.1	2300	200	80	3000	19	1163	E	CORET528830	26,50
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	17.1	2500	200	80	4000	19	1163	D	CORET528840	26,50
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	17.1	2500	200	80	6500	19	1163	D	CORET528865	26,50
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	20.5	2800	200	80	3000	19	1463	E	CORET535830	29,00
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	20.5	3000	200	80	4000	19	1463	D	CORET535840	29,00
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	20.5	3000	200	80	6500	19	1463	D	CORET535865	29,00
HO										
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	26,7	3700	200	80	3000	19	1163	E	CORET554830	27,90
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	26,7	3900	200	80	4000	19	1163	D	CORET554840	27,90
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	26,7	3900	200	80	6500	19	1163	D	CORET554865	27,90
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	26,7	3700	200	80	3000	19	1463	E	CORET549830	31,00
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	26,7	3900	200	80	4000	19	1463	D	CORET549840	31,00
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	26,7	3900	200	80	6500	19	1463	D	CORET549865	31,00
Altri tubi LED										
4 BOX 30000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. compless-iva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2	250	140	80	2700	30	300	E	COREPHIL35G2	27,14
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5	375	140	80	2700	30	500	F	COREPHIL60G2	33,36

Signify Italy S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano

Tel: +39 02.91946.1

<https://www.signify.com/it-it>

Per richieste di informazioni quali reclami di qualità,
informazioni su prezzi, modalità di acquisto,
sostituzioni o resi, richiesta preventivi,
informazioni sui prodotti, richiesta cataloghi
Numero verde 800687109
Dall'estero +39 02.30351141



Seguici sui nostri social:



© 2025 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

www.lighting.philips.it