


CISPR11、CISPR15 準拠

日本照明工業会規格 JLMA301 準拠

ランプ電圧(V)	電流値(mA)
100-242	54-132

部材	①カバー	②エンドキャップ	③ヒートシンク	④端子
材質	ポリカーボネート	ポリブチレンテレフタレート樹脂	アルミニウム	ニッケルメッキ銅材

形式	MAS LEDtube 1200mm 11.1W T8 JP G2 850		特性	全光束	色温度	演色性	配光角	定格寿命	設計		4/6/2026
									改定		
定格	11.1W		850	2000	5000	83	190	70000	記事		
構造									承認	検図	設計	製図
ポリカ	形式	LEDtube	全長(口金除く) A1 mm		1198.2±1.2				大塚	志賀	志賀	志賀
口金	種類	G13	取り付け全長 A2 mm		1205.3±1.2							
			全長(口金) A3 mm		1212.4±1.2							
			直径 D1 mm (Nom/Max)		25.6±0.15							
			直径 D2 mm (Nom/Max)		28.0±0.2				図版	MAS LEDtube 1200mm 11.1W T8 JP G2		
シグニファイジャパン合同会社												

※組合せて使用できる照明器具(受注生産)
コイズミ照明製:KZG-21642、KZG-21643 等
詳しくはお近くのコイズミ照明 営業所までお問合せください。