
PHILIPS

LED-verlichting

VAKMAN SCHAP INNOVATIE



PHILIPS

De onmisbare Philips Lighting Catalogue app

Met productinformatie, prijzen en bestelgegevens, altijd en overal beschikbaar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

NIEUW

Installeer de app en bekijk de producten zonder je te registreren

Productcatalogus

2020
oktober

Kies de juiste armatuur
Kies uit **Goed, Beter** of **Best**

VAKMAN SCHAP INNOVATIE

GOED
Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.
Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER
CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.
Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER
Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.
Werkt samen met Interact Pro. Hiermee kunnen tot tweehonderd armaturen worden aangestuurd op één gateway.

BEST
Specificatie producten*
Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl
* Bestelcodes staan niet in deze brochure

	GOED	BETER		BEST
	Ledinaire	**CoreLine**	**CoreLine Interact Ready**	**Specificatie producten**
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elke ruimte een oplossing	Slimme verlichting voor het MKB, werkt samen met Interact Pro	Naadloze aansluiting op je specificatie
Lichtkwaliteit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood	Eindeloos / Op maat
Levensduur	35.000 - 50.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 100.000 uur
Garantie	3 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar of Service level agreement
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools	Persoonlijk

Productcatalogus – oktober 2020

Voor je ligt een selectie van Philips LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf 1 oktober 2020.

Het gaat hier om een greep uit ons portfolio. Vind je niet wat je zoekt? Ga dan voor het complete assortiment naar de startpagina voor installateurs: **philips.nl/installateur.** Wil je op de hoogte blijven van de innovaties, schrijf je daar dan in voor de installateursnieuwsbrief.
Wil je de volgende versie van de catalogus geprint ontvangen? Vul daar ook het formulier in.

Vind sneller jouw product

In de tabellen zijn voor jouw gemak de belangrijkste producten gemarkeerd met een gele kleur.

Inhoudsopgave

Maxos fusion
- Maxos fusion - armatuur 8
- Maxos fusion - trunk 9
- Maxos fusion - montagebeugels 9
- Maxos fusion - koppelstukken 10

Interact Ready
- Wandschakelaar 12
- Aanwezigheids- en daglichtsensor 12
- CoreLine Inbouw 12
- CoreLine Panel 13
- CoreLine Opbouw 13
- CoreLine Downlight 14
- CoreLine SlimDownlight 14
- CoreLine Waterdicht 14
- CoreLine Batten 14
- MASTERConnect LEDtubes 15

CoreLine
- CoreLine Inbouw 16
- CoreLine Panel 17
- CoreLine Opbouw 18
- CoreLine Wand 19
- CoreLine Downlight 20
- CoreLine SlimDownlight 21
- CoreLine Inbouwspot 21
- CoreLine Projector 22
- CoreLine Nood 22
- CoreLine Waterdicht 23
- Coreline Highbay 23
- CoreLine Batten 24
- CoreLine Tempo - small 25
- CoreLine Tempo - medium 25
- CoreLine Tempo - large 25
- CoreLine Tempo X-Large 25
- CoreLine Bollard 26
- CoreLine Malaga 26
- CoreLine FWC LED 27

OccuSwitch
- OccuSwitch 28
- OccuSwitch DALI 28

Ledinaire
- Ledinaire Panel 29
- Ledinaire Wand 29
- Ledinaire Portiekarmatuur 30
- Ledinaire Downlight 30
- Ledinaire SlimDownlight 30
- Ledinaire Spot - ClearAccent 30
- Zadora LED 31
- Ledinaire Waterdicht 31
- Ledinaire Batten 31
- Ledinaire Highbay 32
- Ledinaire Schijnwerper 32

LED-lampen
- MASTER LEDspot ExpertColor MV 33
- MASTER LEDspot MV GU10 33
- CorePro LEDspot MV 34
- MASTER LEDspot ExpertColor LV 34
- MASTER LEDspot LV 35
- MASTER VALUE LEDspot LV 35
- CorePro LEDspot LV 35
- LEDspot LV MR11 36
- MASTER LEDspot LV AR111 36
- MASTER LEDspot PAR 36
- MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst 37
- CorePro R7S 37
- CorePro LEDspot reflectorlampen 37
- CorePro LEDcapsule G4 38
- CorePro LEDcapsule G9 38
- MASTER LEDtube (EM/MAINS) 39
- MASTER LEDtube Value T8 40
- CorePro LEDtube (EM/MAINS) 40
- MASTER LEDtube InstantFit (HF) 41
- CorePro LEDtube InstantFit HF 41
- MASTER LEDtube Universal T8 41
- CorePro LEDtube Universal T8 42
- MASTER LEDtube InstantFit HF T5 42
- MASTER LEDtube Mains T5 42
- MASTER LEDtube Mains T5 HE 43
- CorePro LEDtube cirkelvormig 43
- CorePro LED PLC 43
- CorePro LED PLL 44
- CorePro LED PLS 44
- MASTER LEDbulb 45
- MASTER LEDkaars- en kogellamp 45
- Klassieke LED-gloeidraadlampen 46
- LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad 47
- Klassieke matte LED kaars- en kogellampen 47
- Decoratieve LED kaars- en kogellampen 48
- Decoratieve LED-lampen 48
- CorePro LED lampen 49
- CorePro LEDkaars- en kogellamp 49
- TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON) 50
- TrueForce Urban Core (SON, HPL/HQL vervanger) 50
- TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX) 50
- TrueForce LED Public (wegen – SON) 50
- TrueForce LED voor industrie en detailhandel Netspanning (hooghangend – HPI/SON/HPL) 51
- TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL) 51
- TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL) 51

Onderweg naar

Energielabel C voor kantoren

Wij reizen met je mee!

De Wet Milieubeheer is erop gericht Nederland stapsgewijs te verduurzamen. Dat geldt ook voor kantoorgebouwen. Er doen zich tijdens dit traject momenten voor waarbij je hulp goed kunt gebruiken. Signify gidst je erdoorheen, en komt met gratis handige hulptools die je helpen jouw klanten te overtuigen.






Hoe zit het ook alweer?

Op 1 januari 2023 moet de eerste stap zijn genomen: elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100 m² aan kantoorfuncties moet dan minimaal Energielabel C hebben. Dat geldt alleen voor kantoorgebouwen waar 50% of meer van de totale oppervlakte een kantoorfunctie heeft. De meest logische stap is om te starten met het beperken van energieverbruik. Oude verlichting vervangen door LED ligt voor de hand; een stap die in de praktijk overigens nog lang niet altijd genomen is.

Hulptool
Voor een overzicht van wetgeving en subsidies heeft Signify voor installateurs en eindgebruikers een online naslagwerk. Ga hiervoor naar signify.link/led-regelgeving-nl



1 Ga het gesprek aan

Een ombouwoperatie naar Energielabel C lijkt complex. Toch volstaan bij het voldoen aan overheidseisen vaak maar enkele stappen. Om het gesprek met je klant goed te laten verlopen, hebben wij het Spoorboekje voor installateurs voor je gemaakt. Hiermee begeleid jij je klant stap voor stap op weg naar het label.


Hulptool
Het Spoorboekje voor installateurs vraag je aan bij philips.nl/labelc



2 Bepaal de maatregelen

Verledden is een effectieve eerste stap op weg naar Energielabel C. Maar soms is meer nodig.
De onafhankelijke adviesinstantie Klimaatroute geeft jouw klanten via een quickscan snel en objectief advies over wat er voor het label nog moet gebeuren.

Hulptool
Een rapport van Klimaatroute vraag je eenvoudig aan via philips.nl/labelc



3 Maak een lichtplan

Soms is verledden niet meer dan het vervangen van bestaande armaturen. Het is een goed moment voor een check van het benodigde aantal lichtpunten.

Hulptools
Voor de CoreLine lichtplancalculator ga je naar philips.nl/corelinetool
Voor de Interact Ready lichtplancalculator ga je naar philips.nl/iareadytool

4 Bestel goede producten

Heb je eenmaal een beeld van hoe je wilt verledden, vergeet dan ook de details niet: uitvoering, lichtkleur, opties, etc. Goed, beter, (aller)best: onze lichtcatalogus helpt je verder!

Hulptools
Lichtcatalogus voor tablet en smartphone: philips.nl/lichtcatalogus
Heb je liever de papieren versie?
Ga dan naar philips.nl/installateur



5 Certificaat

De LED-verlichting is geïnstalleerd en mogelijk zijn extra energie-besparende maatregelen getroffen. Je bent nu bijna klaar! Rest je nog contact op te nemen met een EPA-U gecertificeerd adviseur. Na controle kent hij Energielabel C toe.

Hulptool
Ben je op zoek naar een adviseur? Ga naar signify.link/epa-adviseur

Alle hulptools vind je op **philips.nl/labelc**

innovation you


PHILIPS

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

philips.nl/ maxosfusion



Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet

		Lengte (m)																																		
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66
	**Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m)** **LL523T 9 WH** EOC: 43448999 *ook verkrijgbaar in zwart & zilver*		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) **LL546T 9 WH** EOC: 43449699 *ook verkrijgbaar in zwart & zilver*	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
	**LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W)** **LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *** EOC: 38425100	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
	LED-module 16000 lumen, 840, dali **LL523X LED160S/840 PSD WB WH *** EOC: 06533800																																		
	Blindafdekking **LL500Z BC L2300 WH** EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
	**Electrische aansluitingskit** **LL500Z 2xEP CU WH** EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	**Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn** **LL500Z CPE WH** EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL500Z CB-CH WH** EOC: 37460399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22
	**Bevestigingsklem voor pendel-montage (incl 5000mm kabel)** **LL500Z MB-SW2 L5000 WH** EOC: 37457399																																		
	**Bevestigingsklem voor directe plafondmontage** **LL500Z SMB WH** EOC: 37448199																																		

**verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Policarbonaat optiek)*

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		**LL546T** (lichtlijn)		**LL546T** (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)	**LL523X** (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)	**LL523X** (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet

| | | Lengte (m) | | |

Maxos fusion - armatuur



Maxos fusion LL512X (1.20m)



Maxos fusion LL523X (2.30m)

Ook beschikbaar in zilver en zwart

L80 50.000 uur (standaard)
L70 100.000 uur (XT versie)

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21	3100	147	●	4000	IP20	24	38453400	145,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38447300	145,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38441100	145,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38429900	145,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH		2700	128	●	4000	IP20	24	38411400	155,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38420600	145,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH		2700	128	●	4000	IP20	24	38417600	155,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38426800	145,00	Link
1 LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36	5000	139	●	3500	IP20	24	98725400	145,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38454100	145,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38448000	145,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38442800	145,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38430500	145,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH		4300	119	●	4000	IP20	24	38412100	155,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38421300	145,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH		4300	119	●	4000	IP20	24	38418300	155,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38427500	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	41	5300	117	●	4000	IP20	24	38419000	155,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38456500	275,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38450300	275,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38444200	275,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38432900	275,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38438100	275,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH		5300	129	●	4000	IP20	24	38414500	285,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38423700	275,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	45	6100	135	●	4000	IP20	24	38461900	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38455800	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38449700	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38443500	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38431200	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38437400	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH		5300	117	●	4000	IP20	24	38413800	155,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38422000	145,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT		6100	137	●	4000	IP20	18	98727800	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38428200	145,00	Link
2 LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71	10,000	141	●	3500	IP20	18	98726100	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38463300	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38457200	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38451000	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38445900	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38433600	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38439800	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH		8600	121	●	4000	IP20	18	38415200	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH		10,100	140	●	4000	IP20	18	38424400	275,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT		10,000	141	●	4000	IP20	18	98728500	290,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89	12,300	138	●	4000	IP20	18	38464000	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH		12,300	138	●	4000	IP20	18	38458900	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH		12,300	138	●	4000	IP20	18	38452700	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH		12,300	138	●	4000	IP20	18	38446600	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH		12,300	138	●	4000	IP20	18	38434300	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH		12,300	138	●	4000	IP20	18	38440400	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH		10,600	119	●	4000	IP20	18	38416900	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH		12,300	138	●	4000	IP20	18	38425100	275,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT		12,300	138	●	4000	IP20	18	98729200	290,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125	16,000	128	●	3000	IP20	12	44807300	275,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH		16,000	128	●	3000	IP20	12	44808000	275,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH		16,000	128	●	3000	IP20	12	44809700	275,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127	16,000	128	●	4000	IP20	12	44804200	275,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH		16,000	128	●	4000	IP20	12	44805900	275,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH		16,000	128	●	4000	IP20	12	44806600	275,00	Link

Maxos fusion - trunk



Ook beschikbaar in zilver en zwart


Maxos fusion - trunk

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL512T 13 WH	IP20	39737499	70,00	Link
LL512T 9 WH	IP20	43447299	55,00	Link
LL523T 13 WH	IP20	39739899	100,00	Link
LL523T 9 WH	IP20	43448999	85,00	Link
LL546T 13 WH	IP20	39741199	140,00	Link
LL546T 9 WH	IP20	43449699	115,00	Link

Maxos fusion - basis accessoires



Maxos fusion - blindafdekking



Maxos fusion - electrisch aansluitblok



Maxos fusion - middenvoeding

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving*	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z BC L285 WH	98957999	5,00	Link
1 LL500Z BC L570 WH	98954899	6,00	Link
1 LL500Z BC L1150 WH	98951799	8,00	Link
1 LL500Z BC L2300 WH	38354400	10,00	Link
2 LL500Z 2xEP CU WH	37444399	22,00	Link
3 LL500Z CM L400 WH	38319300	40,00	Link
3 LL500Z CM L595 WH	38326100	45,00	Link

* LL500Z: IP20

Maxos fusion - montagebeugels



Maxos fusion - ophangbeugel met varkensstaart



Maxos fusion - pendel ophangbeugel voor montage met kabelgoot



Maxos fusion - pendel ophangbeugel



Maxos fusion - pendel ophangbeugel voor montage incl staaldraad



Maxos fusion - ophangbeugel voor systeemplafond bevestiging



Maxos fusion - ophangbeugel voor opbouw bevestiging




Maxos fusion LL500Z SPA-CD

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z CB-CH WH	37460399	11,00	Link
2 LL500Z CDS WH	37473399	20,00	Link
3 LL500Z MB-SW WH	37451199	12,00	Link
4 LL500Z MB-SW2 L5000 WH	37457399	22,00	Link
5 LL500Z PB WH	37454299	12,00	Link
6 LL500Z SMB WH	37448199	8,00	Link
7 LL500Z SPA-CD	37463499	10,00	Link

Maxos fusion - koppelstukken



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion - trunk koppelstuk

Maxos fusion - trunk koppelstuk (hoek)

Maxos fusion - trunk koppelstuk (T-splitsing)

Maxos fusion - trunk koppelstuk (kruising)

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z CPE WH	38329200	12,00	Link
2 LL500Z CPL WH	98758200	125,00	
3 LL500Z CPT WH	98761200	105,00	
4 LL500Z CPX WH	98755100	170,00	

Maxos fusion - overige accessoires





Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion - staaldraad

Maxos fusion - kabelgoot

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z SW2 L1250	37476499	10,00	Link
1 LL500Z SW2 L3000	37477199	10,00	Link
1 LL500Z SW2 L5000	37478899	12,00	Link
2 LL512Z CD WH	37464199	12,00	Link
2 LL523Z CD WH	37467299	16,00	Link
2 LL546Z CD WH	37470299	30,00	Link

Maxos fusion - elektrische accessoires


Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion - 3C track insert

Maxos fusion - basisplaat

Maxos fusion - stopcontact

Productomschrijving*	Vochtbestendigheid IP waarde	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z 3C WH	IP20	99830400	144,00	Link
2 LL500Z BA WH	IP20	99833500	28,00	Link
3 LL500Z MOD-DE WH	IP20	99836600	48,00	Link
3 LL500Z MOD-FR WH	IP20	99838000	48,00	Link

* MOD-DE: geaard stopcontact
MOD-FR WH: stopcontact met aardpin

Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro platform is ontworpen om alle toegevoegde waarde van een lichtmanagementsysteem toegankelijk te maken voor het MKB.
Het werkt samen met alle Interact Ready LED-lampen en -armaturen van Philips.
Sensoren en wandschakelaars communiceren met elkaar en er kunnen remote firmware updates op uitgevoerd worden. Dit betekent dat je altijd voorbereid bent op nieuwe functionaliteiten in de toekomst. Jouw klanten kunnen door de eenvoudige toepassing van sensoren onmiddellijk beginnen met optimale energiebesparing. Daarnaast kan door real-time feedback in het dashboard het energieverbruik worden gecontroleerd. Na installatie biedt het dashboard tevens real-time informatie en notificaties over de technische staat van lichtpunten. Op basis hiervan kunnen het aantal onnodige en tijdrovende service bezoeken worden beperkt.

interact

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met een maximaal van 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app
- Dashboard om van reactieve naar proactieve service benadering te groeien


Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

Kijk voor meer informatie op:
www.interact-lighting.com/pro


Interact Pro platform



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

Interact Pro - Gateway



1 PACK

Producttype	EOC	Bruto	Ecat
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000	880,00	Link

interact ready.

Onderstaande Interact Ready armaturen en lampen werken naadloos samen met de Interact Pro app, het dashboard en de gateway. Middels app en dashboard kunnen werkruimten worden ingedeeld en is het gedrag van de verlichting eenvoudig in te stellen.
Voor meer info: ga naar **www.philips.nl/interact-ready**

Wandschakelaar



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	27377100	115,00	
2 UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	27380100	135,00	

Aanwezigheids- en daglichtsensor



Productomschrijving	Vochtbest endigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	IP65	74542400	130,00	
2 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	IP65	74545500	175,00	
3 OCC SENSOR IA CM IP42 WH	IP42	77752700	110,00	Link
4 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	IP42	77754100	155,00	Link

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)



CoreLine Inbouw RC134B W60L60 CoreLine Inbouw RC134B W30L120

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	35.4	3700	104		3000	IP20/44	24	99651500	225,00	Link
2 RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC			3700	104		3000	IP20/44	24	99656000	254,00	Link
1 RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC			3700	104		4000	IP20/44	24	99648500	225,00	Link
2 RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC			3700	104		4000	IP20/44	24	99654600	254,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Non-Office compliant (NOC)



CoreLine Inbouw RC134B W60L60 CoreLine Inbouw RC134B W30L120

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	35.4	3700	104		3000	IP20/44	24	99650800	167,00	Link
2 RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC			3700	104		3000	IP20/44	24	99657700	196,00	Link
1 RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC			3700	104		4000	IP20/44	24	99649200	167,00	Link
2 RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC			3700	104		4000	IP20/44	24	99653900	196,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Panel - Office compliant (OC)

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	1 x 28/36/54 W	34	3600	100	●	4000	IP20/44	24	38523100	239,00	

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Panel - Non-Office compliant (NOC)

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 14/18 W	34	3400	94	●	3000	IP20/44	24	38517000	138,00	
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC			3600	100	●	4000	IP20/44	24	38516300	138,00	
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC			3600	100	●	4000	IP20/44	24	38519400	181,00	

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



❶



❷

CoreLine Opbouw SM134V W60L60 CoreLine Opbouw SM134V W30L120

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
❶ SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W	35.4	3700	104		3000	IP20	24	99669000	270,00	Link
❷ SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W		3700	104		3000	IP20	24	99666900	298,00	Link
❶ SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W		3700	104		4000	IP20	24	99667600	270,00	Link
❷ SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W		3700	104		4000	IP20	24	99663800	298,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-Office compliant (NOC)



❶



❷

CoreLine Opbouw SM134V W60L60 CoreLine Opbouw SM134V W20L120

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
❶ SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W	35.4	3700	104		3000	IP20	24	99668300	212,00	Link
❷ SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W		3700	104		3000	IP20	24	99664500	240,00	Link
❶ SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W		3700	104		4000	IP20	24	99665200	212,00	Link
❷ SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W		3700	104		4000	IP20	24	99662100	240,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Downlight



L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
❶ DN140B LED20S/830 C IA1	2 x 26 W	22	2200	100	●	3000	IP20	24	32614600	137,00	Link
❷ DN140B LED20S/830 WR IA1			2200	100	●	3000	IP20	24	32612200	129,00	Link
❶ DN140B LED20S/840 C IA1			2200	100	●	4000	IP20	24	32615300	137,00	Link
❷ DN140B LED20S/840 WR IA1			2200	100	●	4000	IP20	24	32613900	129,00	Link

CoreLine SlimDownlight

L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
DN145B LED20S/830 IA1 WH	2 x 26 W	22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	96098899	100,00	Link
DN145B LED20S/840 IA1 WH	2 x 18 W		2100	93	●	4000	IP20/44	24	96099599	100,00	Link

CoreLine Waterdicht



L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W	K	IP waarde	aantal		€	
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	2 x 36 W	37	4100	112	4000	IP65	22	39713500	165,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 IA L1500	2 x 58 W	45.5	6000	112	4000	IP65	22	39714200	180,00	

CoreLine Batten



L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	2 x 36 W	31	4100	132	●	4000	IP20	20	36548099	159,99	Link
BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200		47	6400	136	●	4000	IP20	20	36549799	205,99	Link
BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	2 x 58 W	39	5200	133	●	4000	IP20	20	36550399	189,99	Link



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G13

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	Kleur temp	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/ W		K		€	
MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	2300	139	●	3000	77342000	50,00	Link
MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8		2500	151	●	4000	77344400	50,00	Link
MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8		2500	151	●	6500	77346800	50,00	Link
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	3400	133	●	3000	77348200	65,00	Link
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8		3700	145	●	4000	77350500	65,00	Link
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8		3700	145	●	6500	77352900	65,00	Link

CoreLine

CoreLine LED-armaturen zijn stijlvolle en energiebesparende armaturen, ontworpen voor 1-op-1 vervanging. Haal de oude armatuur eruit en plaats de nieuwe CoreLine LED-armatuur erin. Zo simpel is het. Maak snel online een lichtberekening via deze link **www.philips.nl/corelinetool** en ontdek in enkele minuten welke en hoeveel CoreLine LED-armaturen je nodig hebt voor je project.

www.philips.nl/coreline

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	3 x 18/14 W	22	2700	123	●	4000	IP44	38	34812000	205,00	Link
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC			2700	123	●	4000	IP44	38	34810600	185,00	Link
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC		23	2700	117	●	3000	IP44	38	34816800	205,00	Link
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC			2700	117	●	3000	IP44	38	34814400	185,00	Link
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC		25.5	2700	106	●	4000	IP44	38	34837300	385,00	Link
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC			2700	106	●	4000	IP44	38	34822900	365,00	Link
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	4 x 18/14 W	30.5	3700	121	✕	4000	IP44	24	34830400	175,00	Link
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC			3700	121	✕	4000	IP44	24	34829800	155,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC		31.5	3700	117	●	3000	IP44	24	34815100	205,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC			3700	117	●	3000	IP44	24	34813700	185,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC			3700	117	●	4000	IP44	24	34811300	205,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC			3700	117	●	4000	IP44	24	34804500	185,00	Link
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC		34.5	3700	107	✕	3000	IP44	24	34832800	175,00	Link
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC			3700	107	✕	3000	IP44	24	34831100	155,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC		35	3700	106	●	3000	IP44	24	34843400	385,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC			3700	106	●	4000	IP44	24	34838000	385,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC			3700	106	●	4000	IP44	24	34821200	365,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)


CoreLine Inbouw - Non-office compliant (NOC)

L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	3 x 18/14 W	26.5	2700	102	●	4000	IP44	38	34826700	165,00	Link
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC			2700	102	●	4000	IP44	38	34825000	145,00	Link
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC		27	2700	100	✕	4000	IP44	24	34824300	135,00	Link
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC			2700	100	✕	4000	IP44	24	34823600	115,00	Link
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC		28.5	2700	95	✕	3000	IP44	33	34797000	135,00	Link
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC			2700	95	✕	3000	IP44	33	34795600	115,00	Link
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC		30.5	2700	89	●	3000	IP44	38	34803800	165,00	Link
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC			2700	89	●	3000	IP44	38	34801400	145,00	Link
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC			2700	89	●	4000	IP44	38	34835900	345,00	Link
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC			2700	89	●	4000	IP44	38	34828100	325,00	Link
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC			2700	89	✕	4000	IP44	24	34833500	315,00	Link
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC			2700	89	✕	4000	IP44	24	34827400	295,00	Link
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC		32	2700	84	✕	3000	IP44	33	34839700	315,00	Link
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC		34	2700	79	●	3000	IP44	38	34841000	345,00	Link
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	4 x 18/14 W		3700	109	✕	3000	IP44	24	34796300	135,00	Link
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC			3700	109	✕	3000	IP44	24	34794900	115,00	Link
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC			3700	109	✕	4000	IP44	24	34818200	135,00	Link
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC			3700	109	✕	4000	IP44	24	34817500	115,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC		35.5	3700	104	●	3000	IP44	24	34802100	165,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC			3700	104	●	3000	IP44	24	34800700	145,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC			3700	104	●	4000	IP44	24	34836600	345,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC			3700	104	●	4000	IP44	24	34799400	165,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC			3700	104	●	4000	IP44	24	34798700	145,00	Link
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC		38	3700	97	✕	3000	IP44	24	34840300	315,00	Link
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC			3700	97	✕	4000	IP44	24	34834200	315,00	Link
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC			3700	97	✕	4000	IP44	24	34819900	295,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC		39	3700	95	●	3000	IP44	24	34842700	345,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC			3700	95	●	4000	IP44	24	34820500	325,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	98722300	77,00	Link
2 RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	98724700	95,00	Link

CoreLine Panel - Office compliant (OC)

L80
50.000 uur

	Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
NIEUW	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	4 x 18/14 W	30~35	4300	125	☒	3000	IP20/44	18	36054600	135,00	Link
NIEUW	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	1 x 28/36/54 W		4300	125	☒	3000	IP20/44	18	36056000	155,00	Link
	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC		29	3400	117	●	3000	IP20/44	30	36052200	185,00	Link
	RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3400	117	●	3000	IP20/44	30	36046100	165,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3600	123	●	4000	IP20/44	30	36051500	185,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	30	36045400	165,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	1 x 28/36/54 W	33	3600	123	●	4000	IP20/44	24	96715400	365,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	24	96710900	345,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	1 x 28/36/54 W		3600	123	☒	4000	IP20/44	65	96714700	335,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	☒	4000	IP20/44	65	96711600	315,00	Link
	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC		34.5	4300	125	●	4000	IP20/44	30	36047800	180,00	Link
	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3		37	4300	125	●	4000	IP20/44	24	96719200	360,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde
OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)


CoreLine Panel - Non-office compliant (NOC)

L80
50.000 uur

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	29	3400	117	☒	3000	IP20/44	40	36036200	95,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	1 x 28/36/54 W		3600	123	☒	4000	IP20/44	40	36040900	115,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3600	123	☒	4000	IP20/44	40	36035500	95,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC		34.5	4300	125	☒	4000	IP20/44	40	36037900	110,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde
NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Panel - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 RC132Z SC	36268799	5,00	Link
2 RC132Z SMB W30L120	07332299	25,00	Link
3 RC132Z SMB W60L60	07330899	25,00	Link
4 RC132Z SMB-PLC	36269499	3,50	Link
5 RC132Z SME-3 WH	36270099	46,00	Link
5 RC132Z SME-4 WH	36271799	48,00	Link

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1 x 36/28 W	22	2700	123	●	4000	IP20	38	34864900	236,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	3 x 18/14 W		2700	123	●	4000	IP20	38	34862500	216,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1 x 36/28 W	23	2700	117	●	3000	IP20	38	34868700	236,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	3 x 18/14 W		2700	117	●	3000	IP20	38	34866300	216,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1 x 36/28 W	25.5	2700	106	●	4000	IP20	38	34889200	416,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3 x 18/14 W		2700	106	●	4000	IP20	38	34874800	396,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	1 x 58/49 W	30.5	3700	121	✕	4000	IP20	24	34882300	206,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	4 x 18/14 W		3700	121	✕	4000	IP20	24	34881600	186,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1 x 58/49 W	31.5	3700	117	●	3000	IP20	24	34867000	236,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3700	117	●	3000	IP20	24	34865600	216,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1 x 58/49 W		3700	117	●	4000	IP20	24	34863200	236,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3700	117	●	4000	IP20	24	34861800	216,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	1 x 58/49 W	34.5	3700	107	✕	3000	IP20	24	34884700	206,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	4 x 18/14 W		3700	107	✕	3000	IP20	24	34883000	186,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1 x 58/49 W	35	3700	106	●	4000	IP20	24	34890800	416,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4 x 18/14 W		3700	106	●	4000	IP20	24	34873100	396,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-office compliant (NOC)



L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1 x 36/28 W	26.5	2700	102	●	4000	IP20	38	34878600	196,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	3 x 18/14 W		2700	102	●	4000	IP20	38	34877900	176,00	Link
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	1 x 36/28 W	27	2700	100	✕	4000	IP20	24	34876200	166,00	Link
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	3 x 18/14 W		2700	100	✕	4000	IP20	24	34875500	146,00	Link
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 36/28 W	28.5	2700	95	✕	3000	IP20	33	34854000	166,00	Link
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	3 x 18/14 W		2700	95	✕	3000	IP20	33	34852600	146,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1 x 36/28 W	30.5	2700	89	●	3000	IP20	38	34860100	196,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	3 x 18/14 W		2700	89	●	3000	IP20	38	34858800	176,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1 x 36/28 W		2700	89	●	4000	IP20	38	34887800	376,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3 x 18/14 W		2700	89	●	4000	IP20	38	34880900	356,00	Link
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	1 x 36/28 W		2700	89	✕	4000	IP20	24	34885400	346,00	Link
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3 x 18/14 W		2700	89	✕	4000	IP20	24	34879300	326,00	Link
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	1 x 36/28 W	32	2700	84	✕	3000	IP20	33	34891500	346,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		34	2700	79	●	3000	IP20	38	34893900	376,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 58/49 W		3700	109	✕	3000	IP20	24	34853300	166,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3700	109	✕	3000	IP20	24	34851900	146,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	1 x 58/49 W		3700	109	✕	4000	IP20	24	34870000	166,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3700	109	✕	4000	IP20	24	34869400	146,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1 x 58/49 W	35.5	3700	104	●	3000	IP20	24	34859500	196,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3700	104	●	3000	IP20	24	34857100	176,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1 x 58/49 W		3700	104	●	4000	IP20	24	34888500	376,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC			3700	104	●	4000	IP20	24	34856400	196,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3700	104	●	4000	IP20	24	34855700	176,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	1 x 58/49 W	38	3700	97	✕	3000	IP20	24	34892200	346,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC			3700	97	✕	4000	IP20	24	34886100	346,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4 x 18/14 W		3700	97	✕	4000	IP20	24	34871700	356,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1 x 58/49 W	39	3700	95	●	3000	IP20	24	34894600	376,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4 x 18/14 W		3700	95	●	4000	IP20	24	34872400	356,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Opbouw - accessoires



SM134Z SME



SM134Z SMS

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 SM134Z SME-3	IP20	34897700	44,00	Link
1 SM134Z SME-5	IP20	34895300	55,00	Link
2 SM134Z SMS	IP20	34896000	44,00	Link

CoreLine Wand



L70
50.000 uur

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Lichtstroom	Efficiency	Dimbaar	Kleurtemp	Vochtbestendigheid	Prod./MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
WL130V LED12S/830 PSU WH	2 x 18 W	12	1200	100	✗	3000	IP65	32	38778599	105,00	Link
WL130V LED12S/840 PSU WH			1200	100	✗	4000	IP65	32	38779299	105,00	Link
WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH			1200	100	●	3000	IP65	20	40268600	393,00	Link
WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH			1200	100	●	3000	IP65	18	40282200	408,00	Link
WL131V LED12S/830 PSU WH			1200	100	✗	3000	IP65	32	34000599	105,00	Link
WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH			1200	100	●	4000	IP65	20	40269300	393,00	Link
WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH			1200	100	●	4000	IP65	18	40283900	408,00	Link
WL131V LED12S/840 PSU WH			1200	100	✗	4000	IP65	32	34001299	105,00	Link
WL131V LED12S/830 PSED WH		13	1200	90	●	3000	IP65	20	38792199	213,00	Link
WL131V LED12S/840 PSED WH			1200	90	●	4000	IP65	20	38793899	213,00	Link
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH		15	1200	80	●	3000	IP65	18	38786099	228,00	Link
WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH			1200	80	✗	3000	IP65	32	96094000	285,00	Link
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH			1200	80	●	4000	IP65	18	38787799	228,00	Link
WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH			1200	80	✗	4000	IP65	32	96095700	285,00	Link
WL130V LED20S/830 PSU WH	2 x 26 W	22	2000	90	✗	3000	IP65	32	38780899	109,00	Link
WL130V LED20S/840 PSU WH			2000	90	✗	4000	IP65	32	38781599	109,00	Link
WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH			2000	91	●	3000	IP65	20	40270900	397,00	Link
WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH			2000	91	●	3000	IP65	18	40284600	412,00	Link
WL131V LED20S/830 PSU WH			2000	90	✗	3000	IP65	32	34002999	187,00	Link
WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH			2000	91	●	4000	IP65	20	40271600	397,00	Link
WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH			2000	91	●	4000	IP65	18	40285300	412,00	Link
WL131V LED20S/840 PSU WH			2000	90	✗	4000	IP65	32	34003699	187,00	Link
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH		23	2000	80	✗	3000	IP65	32	38782299	154,00	Link
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH			2000	80	✗	4000	IP65	32	38783999	154,00	Link
WL131V LED20S/830 PSED WH			2000	90	●	3000	IP65	20	38794599	217,00	Link
WL131V LED20S/840 PSED WH			2000	90	●	4000	IP65	20	38795299	217,00	Link
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH		25	2000	80	●	3000	IP65	18	38788499	232,00	Link
WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH			2000	80	✗	3000	IP65	32	96096400	367,00	Link
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH			2000	80	●	4000	IP65	18	38789199	232,00	Link
WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH			2000	80	✗	4000	IP65	32	96097100	367,00	Link
WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	2 x 36 W	36	3400	94	●	3000	IP65	20	40274700	397,00	Link
WL131V LED34S/830 PSED WH			3400	94	●	3000	IP65	20	40272300	217,00	Link
WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH			3400	94	●	3000	IP65	18	40286000	412,00	Link
WL131V LED34S/830 PSU WH			3400	95	✗	3000	IP65	32	38784699	187,00	Link
WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH			3400	94	●	4000	IP65	20	40275400	397,00	Link
WL131V LED34S/840 PSED WH			3400	94	●	4000	IP65	20	40273000	217,00	Link
WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH			3400	94	●	4000	IP65	18	40287700	412,00	Link
WL131V LED34S/840 PSU WH			3400	95	✗	4000	IP65	32	38785399	187,00	Link
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH		38	3400	90	●	3000	IP65	18	38790799	232,00	Link
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH			3400	90	●	4000	IP65	18	38791499	232,00	Link

* WL130: zonder noodverlichting, WL131: mogelijk met noodverlichting.
WL130V - 35 cm diameter dikte 7 cm
WL131V - 35 cm diameter, dikte 9,5 cm
WL131V - 48 cm (3400 lm)



Gatmaat DN140
10S = 150 mm
20S = 200 mm

Hoogglanzende spiegel

Witte reflector

L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 18 W	9.5	1100	116	✗	3000	IP20/54	48	32604700	85,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSU C PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	32588000	65,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	3000	IP20/54	48	32596500	95,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	32580400	75,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	32605400	85,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	32589700	65,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	32597200	95,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	32581100	75,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C		11.5	1100	96	●	3000	IP20	24	32590300	95,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	32606100	115,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	32598900	125,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR			1100	96	●	3000	IP20	24	32582800	105,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C			1100	96	●	4000	IP20	24	32591000	95,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	32607800	115,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	32599600	125,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR			1100	96	●	4000	IP20	24	32583500	105,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		14.5	1100	76	●	3000	IP20	24	32835500	275,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	3000	IP20	24	32831700	285,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	32836200	275,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	32832400	285,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 26 W	19	2200	116	✗	3000	IP20/54	48	32608500	102,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	32592700	82,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	3000	IP20/54	48	32600900	112,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	32584200	92,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	32609200	102,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	32593400	82,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	32601600	112,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	32585900	92,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C		20.5	2200	107	●	3000	IP20	24	32594100	112,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	32610800	132,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	32602300	142,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR			2200	107	●	3000	IP20	24	32586600	122,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	32595800	112,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	32611500	132,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	32603000	142,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR			2200	107	●	4000	IP20	24	32587300	122,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3		23.5	2200	94	●	3000	IP20	24	32837900	292,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	32833100	302,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	32838600	292,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	32834800	302,00	Link

CoreLine SlimDownlight



DN145B Inbouw



DN145C Opbouw

L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogeen	6.5	650	100	✗	3000	IP20/44	27	33945099	52,00	Link
DN145B LED6S/840 PSU II WH			650	100	✗	4000	IP20/44	27	33946799	52,00	Link
DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	100	✗	3000	IP20/44	38	33947499	59,00	Link
DN145B LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP20/44	38	33948199	59,00	Link
DN145C LED10S/830 PSU II WH			1100	100	✗	3000	IP44	38	33951199	69,00	Link
DN145C LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP44	38	33952899	69,00	Link
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH		13	1100	85	●	3000	IP20/44	24	96100899	82,00	Link
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH			1100	85	●	4000	IP20/44	24	96101599	82,00	Link
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	21	2100	100	✗	3000	IP20/44	13	33949899	69,00	Link
DN145B LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP20/44	13	33950499	69,00	Link
DN145C LED20S/830 PSU II WH			2100	100	✗	3000	IP44	13	33953599	79,00	Link
DN145C LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP44	13	33954299	79,00	Link
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH		22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	96102299	99,00	Link
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	96103999	99,00	Link

CoreLine Inbouwspot





RS141 richtbaar, RS140 niet-richtbaar, RS142 niet-richtbaar, fire rated

L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	50 W	8	650	82	●	2700	IP65	40	38287299	45,00	Link
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP65	40	38277399	45,00	Link
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP65	40	38288999	45,00	Link
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP65	40	38278099	45,00	Link
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP65	40	38289699	45,00	Link
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP65	40	38279799	45,00	Link
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU			650	82	●	2700	IP44	40	38290299	49,00	Link
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP44	40	38280399	49,00	Link
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP44	40	38291999	49,00	Link
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP44	40	38281099	49,00	Link
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP44	40	38292699	49,00	Link
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP44	40	38282799	49,00	Link
RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR			650	82	●	2700	IP44	40	38417399	50,00	Link
RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR			650	82	●	3000	IP44	40	38418099	50,00	Link
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	> 50 W	11	900	82	●	3000	IP65	40	38293399	49,00	Link
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP65	40	38285899	49,00	Link
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU			900	82	●	4000	IP65	40	38294099	49,00	Link
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP65	40	38286599	49,00	Link
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP44	40	38283499	53,00	Link
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP44	40	38284199	53,00	Link
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU		15	1200	82	●	3000	IP65	40	38423499	58,00	Link
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP65	40	38421099	58,00	Link
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU			1200	82	●	4000	IP65	40	38424199	58,00	Link
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP65	40	38422799	58,00	Link
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP44	40	38419799	62,00	Link
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP44	40	38420399	62,00	Link

CoreLine Inbouwspot - accessoires



	Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
	1 RS143Z CFRM GRID 1x1 WH						IP20		38832499	30,00	Link
	2 RS143Z CFRM GRID 1x2 WH						IP20		38833199	36,00	Link
	3 RS143Z CFRM GRID 1x3 WH						IP20		38834899	44,00	Link
NIEUW	4 RS140Z MODULE LED6-32-/827	8	650	82	●	2700	IP65	40	38295799	37,00	Link
NIEUW	4 RS140Z MODULE LED6-32-/830		650	82	●	3000	IP65	40	38296499	37,00	Link
NIEUW	4 RS140Z MODULE LED6-32-/840		650	82	●	4000	IP65	40	38297199	37,00	Link
NIEUW	4 RS140Z MODULE LED9-32-/830	11	900	82	●	3000	IP65	40	38298899	41,00	Link
NIEUW	4 RS140Z MODULE LED9-32-/840		900	82	●	4000	IP65	40	38299599	41,00	Link

* Combineer een RS143Z Grid met een RS140Z Module voor een complete luminaire

CoreLine Projector



L70
50.000 uur

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	CDM 35W	24	2200	90	✕	3000	IP20	40	79067799	95,00	Link
2 ST150T LED22S-23-/830 PSU WH			2200	90	✕	3000	IP20	40	79069199	95,00	Link
1 ST150T LED22S-23-/840 PSU BK			2200	90	✕	4000	IP20	40	79068499	95,00	Link
2 ST150T LED22S-23-/840 PSU WH			2200	90	✕	4000	IP20	40	79070799	95,00	Link
1 ST150T LED22S-36-/830 PSU BK			2200	90	✕	3000	IP20	40	79071499	95,00	Link
2 ST150T LED22S-36-/830 PSU WH			2200	90	✕	3000	IP20	40	79073899	95,00	Link
1 ST150T LED22S-36-/840 PSU BK			2200	90	✕	4000	IP20	40	79072199	95,00	Link
2 ST150T LED22S-36-/840 PSU WH			2200	90	✕	4000	IP20	40	79074599	95,00	Link

* CoreLine Projector past met standard 3-F adapter op Global Tracks

CoreLine Nood



L70
50.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	4	180	90	✕	5000	IP20	40	79147699	109,00	Link
EM120B LED2S EL3 WH		180	90	✕	5000	IP20	40	79146999	96,00	Link

CoreLine Waterdicht



L75
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP65	24	34976399	73,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600			1900	127	✗	4000	IP65	24	84045900	63,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		16	1900	119	●	4000	IP65	30	88306800	93,00	Link
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1 x 36 W	20.5	2500	125	✗	4000	IP65	24	34977099	103,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200			2700	135	✗	4000	IP65	24	84046600	93,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200		21	2700	129	✗	4000	IP65	80	91685800	123,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		22	2700	123	●	4000	IP65	30	88307500	123,00	Link
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1 x 58 W	24.3	3100	129	✗	4000	IP65	24	34978799	115,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500			3400	142	✗	4000	IP65	24	84047300	105,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		25.5	3400	133	●	4000	IP65	30	88308200	135,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500			3400	136	✗	4000	IP65	60	91686500	135,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1 x 36 W	26	2700	104	✗	4000	IP65	80	85418000	273,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200		27	2700	100	●	4000	IP65	30	88311200	303,00	Link
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	28.6	3700	132	✗	4000	IP65	24	34979499	107,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200			4000	143	✗	4000	IP65	24	84048000	97,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200		30	4000	133	●	4000	IP65	30	88309900	127,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	16317400	132,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	91687200	127,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	16316700	107,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1 x 58 W	30.5	3400	111	●	4000	IP65	30	88313600	315,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500			3400	113	✗	4000	IP65	60	85420300	285,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	35	4000	114	●	4000	IP65	30	88312900	307,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200			4000	114	✗	4000	IP65	60	85419700	277,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200		36	4000	111	✗	4000	IP65	60	96263000	297,00	Link
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	2 x 58/49 W	42.9	5700	136	✗	4000	IP65	24	34980099	119,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500			6000	143	✗	4000	IP65	24	84049700	109,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		45	6000	133	●	4000	IP65	29	88310500	139,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	16319800	144,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	91688900	139,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	16318100	119,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500		50	6000	120	✗	4000	IP65	45	85421000	289,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		51	6000	118	●	4000	IP65	29	88314300	319,00	Link
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	2 x 80 W	57.1	7500	132	✗	4000	IP65	18	34981799	129,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500			8000	140	✗	4000	IP65	18	40928900	119,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		61	8000	131	●	4000	IP65	29	40929600	149,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500			8000	131	✗	4000	IP65	30	40930200	149,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3		66	8000	121	✗	4000	IP65	30	40931900	299,00	Link

Coreline Highbay



1




2

L80
70.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	250 W HPL	69	10,000	145	✗	4000	IP65	8	33571100	345,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/840 PSU WB			10,000	145	✗	4000	IP65	8	33570400	345,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/865 PSU NB			10,000	145	✗	6500	IP65	8	33567400	345,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/865 PSU WB			10,000	145	✗	6500	IP65	8	33566700	345,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/840 PSD NB		73	10,000	137	●	4000	IP65	13	33702900	375,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/840 PSD WB			10,000	137	●	4000	IP65	13	33703600	375,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	400 W HPL / 250 W HPI	138	20,000	145	✗	4000	IP65	8	33569800	410,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSU WB			20,000	145	✗	4000	IP65	8	33568100	410,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/865 PSU NB			20,000	145	✗	6500	IP65	8	33565000	410,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/865 PSU WB			20,000	145	✗	6500	IP65	8	33564300	410,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSD NB		146	20,000	137	●	4000	IP65	13	33698500	440,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSD WB			20,000	137	●	4000	IP65	13	33699200	440,00	Link
2 BY122P G4 LED250/840 PSU NB	400 W HPI / 250 W SON	172	25,000	145	✗	4000	IP65	8	33664000	570,00	Link
2 BY122P G4 LED250S/840 PSU WB			25,000	145	✗	4000	IP65	8	33665700	570,00	Link
2 BY122P G4 LED250/840 PSD NB		183	25,000	137	●	4000	IP65	8	33879800	600,00	Link
2 BY122P G4 LED250/840 PSD WB			25,000	137	●	4000	IP65	8	33880400	600,00	Link

Coreline Highbay - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 BY121Z G4 BR L300	34186600	49,50	Link
2 BY121Z G4 BR L400	34187300	54,90	Link

CoreLine Batten



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2 x 18 W	17	2000	118	✗	3000	IP20	50	36345599	70,00	Link
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600			2200	129	✗	4000	IP20	50	36344899	70,00	Link
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	1 x 36 W	18	2300	128	✗	3000	IP20	48	36347999	100,00	Link
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200			2500	139	✗	4000	IP20	48	36346299	100,00	Link
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	1 x 58 W	25.5	3200	125	✗	3000	IP20	47	36353099	110,00	Link
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500			3500	137	✗	4000	IP20	47	36352399	110,00	Link
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	31	3800	123	✗	3000	IP20	40	36349399	104,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200			4100	132	✗	4000	IP20	40	36348699	104,00	Link
BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200		33	4100	124	◉	4000	IP20	13	36551099	145,99	Link
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200		34	4100	121	✗	4000	IP20	40	96818200	284,00	Link
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	2 x 58 W	40	4800	120	✗	3000	IP20	38	36355499	110,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500			5200	130	✗	4000	IP20	38	36354799	110,00	Link
BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500		41	5200	127	◉	4000	IP20	13	36552799	160,99	Link
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500		43	5200	121	✗	4000	IP20	38	96820500	290,00	Link
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	49	6000	122	✗	3000	IP20	35	36351699	106,00	Link
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200			6400	131	✗	4000	IP20	35	36350999	106,00	Link
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	2 x 80 W	59	7400	125	✗	3000	IP20	28	36357899	110,00	Link
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500			8000	136	✗	4000	IP20	28	36356199	126,00	Link

CoreLine Batten - accessoires



Productomschrijving	Vochtbest endigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 BN126Z REF A1 L1200	IP20	36576399	14,00	Link
1 BN126Z REF A1 L1500	IP20	36577099	18,00	Link
2 BN126Z REF A2 L1200	IP20	36580099	15,00	Link
2 BN126Z REF A2 L1500	IP20	36581799	19,00	Link
2 BN126Z REF A2 L600	IP20	36579499	9,00	Link
3 BN126Z SC	IP20	36574999	8,00	Link

CoreLine Tempo - small



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	☒	4000	IP65	95	30635300	195,00	Link
BVP110 LED42/NW S		4200	111	☒	4000	IP65	95	30636000	195,00	Link

CoreLine Tempo - medium



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP125 LED80-4S/740 OFA52	66	8000	124	☒	4000	IP66	8	45588000	320,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 S		8000	124	☒	4000	IP66	8	45590300	320,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 OFA52	98	12,000	126	☒	4000	IP66	8	45587300	390,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 S		12,000	126	☒	4000	IP66	8	45589700	390,00	Link

CoreLine Tempo - large



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP130 LED160-4S/740 OFA52	126	16,000	130	☒	4000	IP66	8	09641000	519,00	Link
BVP130 LED160-4S/740 S		16,000	130	☒	4000	IP66	8	09644100	519,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 OFA52	164	21,000	130	☒	4000	IP66	7	09640300	609,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 S		21,000	130	☒	4000	IP66	7	09643400	609,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 OFA52	220	26,000	120	☒	4000	IP66	8	09639700	679,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 S		26,000	120	☒	4000	IP66	8	09642700	679,00	Link

CoreLine Tempo X-Large



L90
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30,600	136	☒	4000	IP66	4	87280900	819,00	Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30,600	136	◒	4000	IP66	4	87288500	849,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31,320	139	☒	4000	IP66	4	87284700	819,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31,320	139	◒	4000	IP66	4	87292200	849,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35,280	141	☒	4000	IP66	4	87279300	949,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35,280	141	◒	4000	IP66	4	87287800	979,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36,120	144	☒	4000	IP66	4	87283000	949,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36,120	144	◒	4000	IP66	4	87291500	979,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295	41,280	140	◒	4000	IP66	4	87290800	1079,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40,320	137	◒	4000	IP66	4	87286100	1079,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52		40,320	137	☒	4000	IP66	4	87278600	1049,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41,280	140	☒	4000	IP66	4	87282300	1049,00	Link

CoreLine Bollard



L70
50.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	12	1000	85	X	4000	IP65	1	38378700	300,00	Link
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043		1000	85	X	3000	IP65	1	38377000	300,00	Link
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	13	1000	80	X	4000	IP65	1	38376300	300,00	Link
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043		1000	80	X	3000	IP65	1	38375600	300,00	Link

CoreLine Bollard - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
ZCP150 ANB L500	38379400	125,00	Link

CoreLine Malaga



L70
100.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	103	X	4000	IP65	11	99815100	232,00	Link
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	118	X	4000	IP65	11	99817500	284,00	Link
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	109	X	4000	IP65	11	99819900	309,00	Link
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	111	X	4000	IP65	11	99821200	335,00	Link

* Diameter: 42-60A

CoreLine Malaga - accessoires



CoreLine Malaga - accessoires om armatuur te kunnen monteren op een paaltopmast

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
ZRP220 AD60/60 A5	62134100	50,00	Link

CoreLine FWC LED



L70
50.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9	668	74	X	3000	IP54	27	85191299	138,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH		668	74	X	3000	IP54	27	85192999	159,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH		668	74	X	3000	IP54	27	85189999	138,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH		668	74	X	3000	IP54	27	85190599	159,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14	1336	95	X	3000	IP54	50	85195099	192,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH		1336	95	X	3000	IP54	50	85196799	212,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH		1336	95	X	3000	IP54	50	85193699	192,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH		1336	95	X	3000	IP54	50	85194399	212,00	Link

* BK: zwart
WH: wit
PH: fotocel (schemerschakelaar)

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m^2. Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

OccuSwitch



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	73138499	114,00	Link
1 LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	73140799	154,00	
2 LRH1070/00 Sensr Surface Box	73143899	17,80	Link
3 LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P	73177399	28,70	Link

Binnenverlichtings accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
IRT9090/00 Extended IR Programming Tool	74763500	82,70	Link

OccuSwitch DALI



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LRM2070/30 BASIC	73230599	153,00	
1 LRM2080/30 ADVANCED	73234399	183,00	
1 LRM2090/40 BMS	73236799	219,00	
2 LRH2070/00 SURFACE BOX	73252799	20,70	
3 LCC2070/00 CABLE BASIC	73248099	53,70	Link
3 LCC2080/00 CABLE ADV + BMS	73250399	53,70	

Ledinaire

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Het Philips Ledinaire portfolio bestaat uit 12 populaire LED-armaturen. Kies voor betaalbare, betrouwbare en energie-efficiënte verlichting.

Ledinaire Panel - Office compliant (OC)

www.philips.nl/ledinaire



L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	4x18W / 14W	34	3400	100	☒	4000	IP20	35	38647499	82,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

Ledinaire Panel - Non Office compliant (NOC)



L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W / 14W	34	3400	100	☒	4000	IP20	35	79180399	60,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Ledinaire Panel - accessoires



Productomschrijving	Vochtbest endigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
RC007Z SMB-PLC	IP20	34716599	3,50	Link
RC065Z SC	IP20	36274899	5,00	Link
RC065Z SMB W60L60	IP20	36272499	25,00	Link
RC065Z SME-3 WH	IP20	36592399	55,00	Link

Ledinaire Wand



L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
WL060V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	12	1100	90	☒	3000	IP44	50	33909299	50,00	Link
WL060V LED11S/840 PSU II WH			1100	90	☒	4000	IP44	50	33910899	50,00	Link
WL060V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	18.5	1700	90	☒	3000	IP44	50	33911599	60,00	Link
WL060V LED17S/840 PSU II WH			1700	90	☒	4000	IP44	50	33912299	60,00	Link
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH		19.5	1700	90	☒	3000	IP44	50	33913999	96,00	Link
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	90	☒	4000	IP44	50	33914699	96,00	Link

Ledinaire Portiekarmatuur



L65
50.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
WL055V LED6S/830 PSU MDU WH	6	600	100	●	3000	IP65	2	35409599	50,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH		600	100	✕	3000	IP65	2	34941199	35,00	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH		600	100	●	4000	IP65	2	35064699	50,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH		600	100	✕	4000	IP65	2	34942899	35,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8	600	75	✕	3000	IP65	2	96774199	190,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH		630	79	✕	4000	IP65	2	96773499	190,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire Downlight



Gatmaat DN060
8S = 150mm
18S = 200mm

L65
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
DN060B LED8S/830 PSU WH	2 x 18 W	9	800	89	✕	3000	IP20	48	30662999	36,00	Link
DN060B LED8S/840 PSU WH			800	89	✕	4000	IP20	48	30664399	36,00	Link
DN060B LED18S/830 PSU WH	2 x 26 W	18	1800	100	✕	3000	IP20	48	30661299	46,00	Link
DN060B LED18S/840 PSU WH			1800	100	✕	4000	IP20	48	30663699	46,00	Link


Ledinaire SlimDownlight



L70
35.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	2 x 18 W	11	950	86	✕	3000	IP20	48	67939200	30,00	Link
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU			1000	90	✕	4000	IP20	48	67941500	30,00	Link
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	2 x 26 W	22	1900	86	✕	3000	IP20	48	67943900	40,00	Link
DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU			2000	90	✕	4000	IP20	48	67945300	40,00	Link

Ledinaire Spot - ClearAccent



❶



❷

L65
50.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
❶ RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	500	83	●	3000	IP20	48	07267799	31,00	Link
❶ RS060B LED5-36-/840 PSR II WH		500	83	●	4000	IP20	48	07268499	31,00	Link
❷ RS061B LED5-36-/830 PSR II WH		500	83	●	3000	IP20	48	07269199	35,00	Link
❷ RS061B LED5-36-/840 PSR II WH		500	83	●	4000	IP20	48	07270799	35,00	Link

* RS060: vast, RS061: kantelbaar

Zadora LED



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W	5	355	73	●	2700	IP20	48	07014799	26,50	Link
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W		355	73	●	2700	IP20	48	07012399	26,50	Link
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W		365	78	●	3000	IP20	48	07016199	26,50	Link
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W		365	75	●	3000	IP20	48	07015499	26,50	Link
RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W		380	78	●	4000	IP20	48	07013099	26,50	Link

* 36D bundel

Ledinaire Waterdicht



L65
50.000 uur

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	15	1800	120	☒	4000	IP66	55	36007299	62,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	30	3600	120	☒	4000	IP66	45	36009699	72,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200			3600	120	☒	4000	IP66	10	36010299	102,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58/49 W	46	5600	120	☒	4000	IP66	40	36011999	82,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500			5600	120	☒	4000	IP66	10	36012699	112,00	Link

* TW1: doorvoerbedrading

Ledinaire Batten



L65
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BN013C LED5S/830 L300	1 x 8 W	5	475	100	☒	3000	IP20	10	34953499	10,00	Link
BN013C LED5S/840 L300			500	100	☒	4000	IP20	10	34952799	10,00	Link
BN013C LED10S/830 L600	1 x 18 W	10	940	100	☒	3000	IP20	10	34955899	14,00	Link
BN013C LED10S/840 L600			1000	100	☒	4000	IP20	10	34954199	14,00	Link
BN013C LED14S/830 L900	1 x 30 W	15	1410	100	☒	3000	IP20	10	34957299	20,00	Link
BN013C LED15S/840 L900			1500	100	☒	4000	IP20	10	34956599	20,00	Link
BN013C LED19S/830 L1200	1 x 36 W	20	1880	100	☒	3000	IP20	10	34959699	20,00	Link
BN013C LED20S/840 L1200			2000	100	☒	4000	IP20	10	34958999	20,00	Link
BN013C LED24S/830 L1500	1 x 35 W	24	2350	100	☒	3000	IP20	10	34961999	24,00	Link
BN013C LED25S/840 L1500			2500	100	☒	4000	IP20	10	34960299	24,00	Link

Ledinaire Batten - accessoires



Productomschrijving	Vochtbest endigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
BN060Z C600 (10 PCS)	IP20	07029199	20,00	Link

Ledinaire Highbay



L70
50.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BY020P LED100S/840 PSU WB GR	250 W HPL	97	10,000	103	X	4000	IP65	24	33996299	230,00	Link
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPI	190	20,000	105	X	4000	IP65	12	33998699	390,00	Link

Ledinaire Highbay - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
BY020Z AC	33992499	50,00	Link
BY021Z AC	33994899	75,00	Link

Ledinaire Schijnwerper



L70
50.000 uur

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbest endigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
❶ BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	tot 100 W	10	1000	100	X	3000	IP65	220	32970399	32,00	Link
❷ BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE			1000	100	X	3000	IP65	220	33131799	50,00	Link
❶ BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE			1050	105	X	4000	IP65	220	32971099	32,00	Link
❷ BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE			1050	105	X	4000	IP65	220	33132499	50,00	Link
❶ BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	tot 250 W	20	2000	100	X	3000	IP65	110	32972799	48,00	Link
❷ BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE			2000	100	X	3000	IP65	110	33133199	70,00	Link
❶ BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE			2100	105	X	4000	IP65	110	32973499	48,00	Link
❷ BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE			2100	105	X	4000	IP65	110	33134899	70,00	Link
❶ BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	tot 400 W	50	5000	100	X	3000	IP65	47	32974199	72,00	Link
❷ BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE			5000	100	X	3000	IP65	47	33135599	100,00	Link
❶ BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE			5250	105	X	4000	IP65	47	32975899	72,00	Link
❷ BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE			5250	105	X	4000	IP65	47	33136299	100,00	Link
❸ BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	tot 100 W	100	10,000	100	X	4000	IP65	22	33128799	150,00	Link
❸ BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE			10,500	105	X	4000	IP65	22	33125699	125,00	Link
❸ BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	tot 250 W	150	15,000	100	X	4000	IP65	15	33129499	195,00	Link
❸ BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE			15,750	105	X	4000	IP65	15	33126399	170,00	Link
❸ BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	tot 400 W	200	20,000	100	X	4000	IP65	11	33130099	240,00	Link

* BVP155 Maxi
BVP154 Mini
BVP154 MDU Mini met sensor

LED-lampen

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

MASTER LEDspot ExpertColor MV



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	67	700	25		97	2700	40,000	50	54	A+	70749400	9,60	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	67	540	36		97	2700	40,000	50	54	A+	70755500	9,60	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	71	750	25		97	3000	40,000	50	54	A+	70751700	9,60	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	71	560	36		97	3000	40,000	50	54	A+	70757900	9,60	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	76	800	25		97	4000	40,000	50	54	A+	70753100	9,60	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	76	600	36		97	4000	40,000	50	54	A+	70759300	9,60	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	64	1000	25		97	2700	40,000	50	54	A+	70761600	11,20	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5,5	355	64	800	36		97	2700	40,000	50	54	A+	70767800	11,20	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25		97	3000	40,000	50	54	A+	70763000	11,20	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36		97	3000	40,000	50	54	A+	70769200	11,20	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	72	1050	25		97	4000	40,000	50	54	A+	70765400	11,20	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	72	800	36		97	4000	40,000	50	54	A+	70771500	11,20	Link

MASTER LEDspot MV GU10



Dimtone GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	260	78	500	36		90	2700	25,000	50	54	A+	70773900	5,85	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	260	78	330	60		90	2700	25,000	50	54	A+	70779100	5,85	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	81	500	36		90	3000	25,000	50	54	A+	70775300	5,85	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	81	340	60		90	3000	25,000	50	54	A+	70781400	5,85	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	85	500	36		90	4000	25,000	50	54	A++	70777700	5,85	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	85	350	60		90	4000	25,000	50	54	A++	70783800	5,85	Link
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	260	78	500	36		90	2200-2700	25,000	50	54	A+	70809500	8,40	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	4,9	355	80	650	36		90	2700	25,000	50	54	A+	70785200	6,85	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	80	400	60		90	2700	25,000	50	54	A+	70791300	6,85	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	82	650	36		90	3000	25,000	50	54	A+	70787600	6,85	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	82	400	60		90	3000	25,000	50	54	A+	70793700	6,85	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	85	700	36		90	4000	25,000	50	54	A+	70789000	6,85	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	85	400	60		90	4000	25,000	50	54	A+	70795100	6,85	Link
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	80	650	36		90	2200-2700	25,000	50	54	A+	70811800	9,20	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDspot MV



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	79	470	36	✗	80	2700	15,000	50	53	A++	75209800	3,70	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2,7	225	83	490	36	✗	80	3000	15,000	50	54	A++	72829100	3,70	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	85	500	36	✗	80	4000	15,000	50	54	A++	72831400	3,70	Link
1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35	3,5	255	72	545	36	✗	80	2700	15,000	50	54	A+	75253100	3,75	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3,5	265	75	565	36	✗	80	3000	15,000	50	54	A++	72833800	3,75	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3,5	275	78	590	36	✗	80	4000	15,000	50	54	A++	72835200	3,75	Link
3 CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM		4	250	62	500	36	●	80	2700	15,000	50	53	A+	72133900	5,40	Link
4 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM		4	260	65	540	36	●	80	3000	15,000	50	54	A+	72135300	5,40	Link
4 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM		4	270	67	540	36	●	80	4000	15,000	50	54	A+	73022500	5,40	Link
1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	4,6	355	77	700	36	✗	80	2700	15,000	50	54	A+	75251700	4,85	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4,6	370	80	740	36	✗	80	3000	15,000	50	54	A+	72837600	4,85	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4,6	390	84	770	36	✗	80	4000	15,000	50	54	A++	72839000	4,85	Link
3 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM		5	350	70	650	36	●	80	2700	15,000	50	53	A+	72137700	5,65	Link
4 CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM		5	365	73	710	36	●	80	3000	15,000	50	54	A+	72139100	5,65	Link
4 CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM		5	380	76	710	36	●	80	4000	15,000	50	54	A+	73024900	5,65	Link
4 CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65	5	460	92	800	36	✗	80	3000	15,000	50	54	A++	74385000	7,90	Link
4 CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND		5	485	97	800	36	✗	80	4000	15,000	50	54	A++	74387400	7,90	Link

MASTER LEDspot ExpertColor LV



GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	35	6,5	440	67	1400	36	●	97	3000	40,000	51	46	A+	73885600	16,80	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D		6,5	410	63	4600	10	●	97	2700	40,000	51	46	A	73871900	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D		6,5	420	64	2200	24	●	97	2700	40,000	51	46	A	73877100	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D		6,5	420	64	1300	36	●	97	2700	40,000	51	46	A	73883200	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D		6,5	400	61	410	60	●	97	2700	40,000	50,5	46	A	75751200	16,80	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D		6,5	430	66	5000	10	●	97	3000	40,000	51	46	A	73873300	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D		6,5	440	67	2350	24	●	97	3000	40,000	51	46	A+	73879500	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D		6,5	440	67	440	60	●	97	3000	40,000	50,5	46	A+	75753600	16,80	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D		6,5	440	67	5000	10	●	97	4000	40,000	51	46	A+	73875700	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D		6,5	460	70	2350	24	●	97	4000	40,000	51	46	A+	73881800	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D		6,5	460	70	1400	36	●	97	4000	40,000	51	46	A+	73887000	16,80	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D		6,5	440	67	440	60	●	97	4000	40,000	50,5	46	A+	75755000	16,80	Link
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7,5	485	64	1400	36	●	92	2700	40,000	50,5	46	A	73544200	19,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7,5	500	66	2600	24	●	92	3000	40,000	50,5	46	A	73540400	19,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7,5	500	66	1550	36	●	92	3000	40,000	50,5	46	A	73546600	19,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7,5	520	69	2800	24	●	92	4000	40,000	50,5	46	A	73542800	19,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7,5	520	69	1650	36	●	92	4000	40,000	50,5	46	A	73548000	19,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D		7,5	485	64	2400	24	●	92	2700	40,000	50,5	46	A	73538100	19,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

MASTER LEDspot LV



GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50	8	621	77	3100	24	●	80	2700	40,000	50,5	46,5	A+	81253200	18,75	Link
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D		8	621	77	1700	36	●	80	2700	40,000	50,5	46,5	A+	81267900	18,75	Link
1 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D		8	621	77	3250	24	●	80	3000	40,000	50,5	46,5	A+	81263100	18,75	Link
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D		8	621	77	1700	36	●	80	3000	40,000	50,5	46,5	A+	81269300	18,75	Link
1 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D		8	670	83	3350	24	●	80	4000	40,000	50,5	46,5	A+	81265500	18,75	Link
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D		8	670	83	1800	36	●	80	4000	40,000	50,5	46,5	A+	81271600	18,75	Link

MASTER VALUE LEDspot LV



Dimtone GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	35	5,5	450	81	1000	36	●	80	2700	25,000	50,5	45	A+	70823100	9,45	Link
1 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D		5,5	450	81	500	60	●	80	2700	25,000	50,5	45	A+	70829300	9,45	Link
1 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D		5,5	460	83	1000	36	●	80	3000	25,000	50,5	45	A+	70825500	9,45	Link
1 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D		5,5	460	83	500	60	●	80	3000	25,000	50,5	45	A+	70831600	9,45	Link
1 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D		5,5	490	89	1100	36	●	80	4000	25,000	50,5	45	A+	70827900	9,45	Link
1 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D		5,5	490	89	550	60	●	80	4000	25,000	50,5	45	A+	70833000	9,45	Link
2 MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D		5	345	69	600	36	●	80	2200-2700	25,000	50,5	44,5	A+	81538000	12,35	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1500	36	●	80	2700	25,000	50,5	45	A+	81554000	13,65	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D		7	621	88	750	60	●	80	2700	25,000	50,5	45	A+	81560100	13,65	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D		7	630	90	1500	36	●	80	3000	25,000	50,5	45	A+	81556400	13,65	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D		7	630	90	750	60	●	80	3000	25,000	50,5	45	A+	81562500	13,65	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1650	36	●	80	4000	25,000	50,5	45	A+	81558800	13,65	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D		7	660	94	800	60	●	80	4000	25,000	50,5	45	A+	81564900	13,65	Link
3 MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D		7	621	88	1000	36	●	80	2200-2700	25,000	50,5	45,5	A+	65820500	19,50	Link

CorePro LEDspot LV



GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	20	3	230	76	600	36	✕	80	2700	15,000	51	46	A++	71061600	6,25	Link
2 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	35	5	345	69	650	36	✕	80	2700	15,000	51	46	A+	71063000	6,45	Link
2 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D		5	390	78	650	36	✕	80	4000	15,000	51	46	A+	71065400	6,45	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1400	36	✕	80	2700	15,000	50,5	45	A+	81471000	11,05	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1400	36	✕	80	3000	15,000	50,5	45	A+	81477200	11,05	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1500	36	✕	80	4000	15,000	50,5	45	A+	81479600	11,05	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDspot LV MR11



GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	80	400	36	●	80	2700	25,000	35,5	39,5	A++	65948600	9,45	Link
2 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D		3,5	210	60	1000	24	✕	80	2700	40,000	35	40	A+	41019600	11,60	Link

MASTER LEDspot LV AR111



G53

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 24D	50	11	600	54	3000	24	●	97	2700	40,000	111	62	A	68692500	26,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D		11	600	54	1300	40	●	97	2700	40,000	111	62	A	68694900	26,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 8D		11	600	54	8000	8	●	97	2700	40,000	111	62	A	68706900	26,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 24D		11	620	56	3000	24	●	97	3000	40,000	111	62	A	69101100	26,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 40D		11	620	56	1300	40	●	97	3000	40,000	111	62	A	68696300	26,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 8D		11	620	56	8000	8	●	97	3000	40,000	111	62	A	69103500	26,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	75	15	830	55	3500	24	●	97	2700	40,000	111	62	A	68698700	31,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D		15	850	56	1400	40	●	97	2700	40,000	111	62	A	68702100	31,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D		15	850	56	3500	24	●	97	3000	40,000	111	62	A	68700700	31,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D		15	870	58	1400	40	●	97	3000	40,000	111	62	A	68704500	31,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D		15	950	63	4000	24	●	97	4000	40,000	111	62	A	68708300	31,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 40D		15	980	65	1600	40	●	97	4000	40,000	111	62	A	68710600	31,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1160	58	3800	24	●	91	2700	25,000	111	62	A	70511400	36,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D		20	1160	58	1800	45	●	91	2700	25,000	111	62	A	70513800	36,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D		20	1200	60	3800	24	●	91	3000	25,000	111	62	A	70515200	36,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D		20	1200	60	1800	45	●	91	3000	25,000	111	62	A	70517600	36,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D		20	1250	62	4000	24	●	91	4000	25,000	111	62	A	70519000	36,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D		20	1250	62	2000	45	●	91	4000	25,000	111	62	A	70521300	36,00	Link

MASTER LEDspot PAR



E27

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	●	80	2700	25,000	68	87	A+	76846100	14,40	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D		6	500	83	900	40	●	80	2700	25,000	68	87	A+	76852200	14,40	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6	515	85	1500	25	●	80	3000	25,000	68	87	A+	76848500	14,40	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D		6	515	85	900	40	●	80	3000	25,000	68	87	A+	76854600	14,40	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6	540	90	1500	25	●	80	4000	25,000	68	87	A++	76850800	14,40	Link
NIEUW	1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	90	900	40	●	80	4000	25,000	68	87	A++	76856000	14,40	Link
	2 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	9	750	88	1800	25	✕	80	2700	15,000	122	134	A+	71456000	19,40	Link
NIEUW	3 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	2400	25	●	80	2700	25,000	96	88	A+	76860700	20,05	Link
NIEUW	3 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D		9,5	760	80	2400	25	●	80	3000	25,000	96	88	A+	76862100	20,05	Link
NIEUW	3 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	2400	25	●	80	4000	25,000	96	88	A+	76864500	20,05	Link
NIEUW	4 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	1000	76	3500	25	●	80	2700	25,000	124	130	A+	76870600	26,55	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen


MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	35	20	1700	85	19,000	15	✕	80	3000	25,000	95,5	129	A+	61303700	29,30	Link
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D		20	1650	82	7000	30	✕	80	3000	25,000	95,5	129	A+	61305100	29,30	Link
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	70	37	3600	97	36,000	15	✕	80	3000	25,000	95,5	129	A+	61237500	67,65	Link
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D		41	3900	95	12,500	30	✕	80	2700	25,000	95,5	129	A+	61241200	67,65	Link
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D		41	4000	97	13,000	30	✕	80	3000	25,000	95,5	129	A+	61239900	67,65	Link

CorePro R7S



R7S R7S

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
❶ CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G	40	4	475	118	✕	80	3000	10,000	14,5	78	A++	73512800	10,85	Link
❷ CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	60	8,1	900	111	✕	80	3000	10,000	13,5	118	A+	73516600	12,90	Link
❷ CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G		8,1	970	119	✕	80	4000	10,000	13,5	118	A++	73518000	12,90	Link
❸ CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830		7,5	950	126	✕	80	3000	15,000	29	78	A++	71394500	15,40	Link
❸ CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840		7,5	1000	133	✕	80	4000	15,000	29	78	A++	71396900	15,40	Link
❹ CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	114	●	80	3000	15,000	29	118	A+	57879700	19,20	Link
❹ CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128	●	80	4000	15,000	29	118	A++	57881000	19,20	Link
❺ CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	142	●	80	3000	15,000	29	118	A++	71400300	23,80	Link
❺ CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14	2000	142	●	80	4000	15,000	29	118	A++	71406500	23,80	Link
❻ CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	140	●	80	3000	15,000	42	118	A++	64673800	35,90	Link
❻ CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840		17,5	2460	140	●	80	4000	15,000	42	118	A++	64675200	35,90	Link

CorePro LEDspot reflectorlampen



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
❶ CorePro LEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	1,4	105	75	210	36	✕	80	2700	15,000	50	84	A++	81173300	6,00	Link
❷ CorePro LEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	1,8	150	83	250	36	✕	80	2700	15,000	39	65	A++	81171900	5,95	Link
❸ CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70	400	36	✕	80	2700	15,000	63	102	A+	81179500	8,75	Link
❶ CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2,8	210	75	400	36	✕	80	2700	15,000	50	84	A++	81175700	6,25	Link
❶ CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	74	550	36	●	80	2700	15,000	50	84	A+	81177100	6,50	Link
❸ CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D		4,5	345	76	620	36	●	80	2700	15,000	63	102	A+	81181800	9,75	Link
❹ CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D		4	345	86	620	36	✕	80	2700	15,000	80	112	A+	81183200	10,25	Link
❹ CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	8	670	83	1100	36	✕	80	2700	15,000	80	112	A+	81185600	11,85	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDcapsule G4



GY6.35/G4

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	✗	80	2700	15,000	13	35	A++	76761700	4,65	Link
NIEUW	1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830		1	120	120	300	✗	80	3000	15,000	13	35	A++	76759400	4,65	Link
NIEUW	2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20	1,8	205	113	300	✗	80	2700	15,000	13	35	A++	76765500	6,70	Link
NIEUW	2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15,000	13	35	A++	76769300	6,70	Link
NIEUW	3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827		1,8	205	113	300	✗	80	2700	15,000	13	35	A++	76779200	8,05	Link
NIEUW	3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15,000	13	35	A++	76783900	8,05	Link
NIEUW	4 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D		2,1	210	100	300	◔	80	2700	15,000	15	40	A++	76753200	7,25	Link
NIEUW	4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	28	2,7	315	116	300	✗	80	2700	15,000	15	40	A++	76775400	7,95	Link
NIEUW	4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830		2,7	330	122	300	✗	80	3000	15,000	15	40	A++	76777800	7,95	Link

CorePro LEDcapsule G9



G9

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	25	1,9	204	107	300	✗	80	2700	15,000	16,5	48	A++	71392100	6,50	Link
NIEUW	1 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830		1,9	210	110	300	✗	80	3000	15,000	16,5	48	A++	72423100	6,50	
NIEUW	2 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D		2,6	300	115	300	◔	80	2700	15,000	15	52	A++	76669600	7,90	Link
	3 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G		2	200	100	300	✗	80	2700	10,000	13,5	50	A++	73500500	7,00	Link
	3 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G		2	220	110	300	✗	80	3000	10,000	13,5	50	A++	73502900	7,00	Link
NIEUW	4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	4	480	120	300	◔	80	2700	15,000	18	59	A++	76673300	9,50	Link
	5 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G		3,5	380	108	300	✗	80	2700	10,000	14,5	60	A++	73506700	7,45	Link
	5 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G		3,5	400	114	300	✗	80	3000	10,000	14,5	60	A++	73508100	7,45	Link
	6 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4,8	570	118	300	✗	80	2700	15,000	19	60	A++	65780200	15,40	Link
	6 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4,8	570	118	300	✗	80	3000	15,000	19	60	A++	65818200	15,40	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDtube

Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen, kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.

- **MASTER:** Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 70.000 branduren en tot 170 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
  - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
  - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
  - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- **MASTER Value:** Beste prijs/performance verhouding (50.000 branduren, 150 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- **CorePro:** CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruimtes met lage plafonds (30K hrs, <130 lm/W)

MASTER LEDtube (EM/MAINS)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	83	3000	60,000	25,78	600	A++	69747400	12,70	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	83	4000	60,000	25,78	600	A++	69749800	12,70	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	83	6500	60,000	25,78	600	A++	69751100	12,70	Link
2 MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	30	8,5	750	88	160	83	3300	50,000	25,7	900	A+	76391900	43,35	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD		12	1000	83	160	83	3300	50,000	25,7	1200	A+	76393300	46,30	Link
1 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	83	4000	50,000	25,78	900	A++	68708600	15,90	Link
1 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160	83	6500	50,000	25,78	900	A++	68710900	15,90	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	160	160	83	3000	60,000	25,8	1200	A++	59235600	18,10	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8		12,5	2100	168	160	83	4000	60,000	25,8	1200	A++	59237000	18,10	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12,5	2100	168	160	83	6500	60,000	25,8	1200	A++	59239400	18,10	Link
4 MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8		14,5	2500	172	160	83	4000	70,000	25,8	1200	A++	73150500	25,10	Link
4 MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8		14,5	2500	172	160	83	6500	70,000	25,8	1200	A++	73152900	25,10	Link
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8		15,5	2300	148	160	83	3000	60,000	25,8	1200	A++	64721600	20,40	Link
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8		15,5	2500	161	160	83	4000	60,000	25,8	1200	A++	64723000	20,40	Link
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8		15,5	2500	161	160	83	6500	60,000	25,8	1200	A++	64725400	20,40	Link
6 MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8		16,5	2100	127	240	83	4000	50,000	25,8	1200	A++	80602900	35,50	Link
6 MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8		16,5	2100	127	240	83	6500	50,000	25,8	1200	A++	80604300	35,50	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	159	160	83	3000	60,000	25,8	1500	A++	59241700	21,00	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8		18,2	3100	170	160	83	4000	60,000	25,8	1500	A++	59243100	21,00	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8		18,2	3100	170	160	83	6500	60,000	25,8	1500	A++	59245500	21,00	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD		20	1680	84	160	83	3300	50,000	25,7	1500	A+	76395700	51,20	Link
4 MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8		21,5	3700	172	160	83	4000	70,000	25,8	1500	A++	73154300	33,70	Link
4 MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8		21,5	3700	172	160	83	6500	70,000	25,8	1500	A++	73156700	33,70	Link
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	160	83	3000	60,000	25,8	1500	A++	64727800	28,00	Link
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	160	83	4000	60,000	25,8	1500	A++	64729200	28,00	Link
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	160	83	6500	60,000	25,8	1500	A++	64731500	28,00	Link
6 MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8		24	3100	129	240	83	4000	50,000	25,8	1500	A++	80606700	39,50	Link
6 MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8		24	3100	129	240	83	6500	50,000	25,8	1500	A++	80608100	39,50	Link

1) De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube Value T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Glas Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	240	83	3000	50,000	25,8	600	A++	64679000	10,60	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	240	83	4000	50,000	25,8	600	A++	64681300	10,60	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	240	83	6500	50,000	25,8	600	A++	64683700	10,60	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	240	83	3000	50,000	25,8	1200	A++	64685100	15,30	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	240	83	4000	50,000	25,8	1200	A++	64687500	15,30	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	240	83	6500	50,000	25,8	1200	A++	64689900	15,30	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8		16	2300	143	240	83	3000	50,000	25,8	1200	A++	64697400	16,80	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8		16	2500	156	240	83	4000	50,000	25,8	1200	A++	64699800	16,80	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8		16	2500	156	240	83	6500	50,000	25,8	1200	A++	64701800	16,80	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	141	240	83	3000	50,000	25,8	1500	A++	64691200	17,20	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20,5	3100	151	240	83	4000	50,000	25,8	1500	A++	64693600	17,20	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20,5	3100	151	240	83	6500	50,000	25,8	1500	A++	64695000	17,20	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8		24	3400	141	240	83	3000	50,000	25,8	1500	A++	64703200	22,70	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8		24	3700	154	240	83	4000	50,000	25,8	1500	A++	64705600	22,70	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8		24	3700	154	240	83	6500	50,000	25,8	1500	A++	64707000	22,70	Link

CorePro LEDtube (EM/MAINS)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Glas Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube 600mm 8W840	18	8	800	100	240	80	4000	30,000	25,7	600	A+	71103300	10,10	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W865		8	800	100	240	80	6500	30,000	25,7	600	A+	71105700	10,10	Link
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	110	240	80	4000	30,000	25,7	1200	A+	71107100	11,65	Link
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865		14,5	1600	110	240	80	6500	30,000	25,7	1200	A+	71109500	11,65	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	80	4000	30,000	25,7	1200	A+	80613500	12,75	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	58	20	2200	110	240	80	4000	30,000	25,7	1500	A+	71091300	12,90	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865		20	2200	110	240	80	6500	30,000	25,7	1500	A+	71095100	12,90	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	80	4000	30,000	25,7	1500	A+	80617300	15,25	Link

MASTER LEDtube (EM/MAINS) - Accessoire



Productomschrijving	Lamp diameter	EOC	Bruto	ECAT
	mm		€	
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	81965400	1,50	Link

1) De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube InstantFit (HF)



Voor gebruik met HF ballast

Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	83	3000	60,000	25,6	600	A+	74353900	27,60	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	83	4000	60,000	25,6	600	A+	74355300	27,60	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	83	6500	60,000	25,6	600	A+	74367600	27,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	83	3000	60,000	25,6	1200	A+	68752900	24,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	83	4000	60,000	25,6	1200	A++	68748200	24,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	83	6500	60,000	25,6	1200	A++	68750500	24,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8		16	2350	146	160	83	3000	60,000	25,6	1200	A+	68800700	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	83	4000	60,000	25,6	1200	A++	68796300	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	83	6500	60,000	25,6	1200	A++	68798700	27,90	Link
3 MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD		16,5	960	58	160	83	3300	50,000	25,7	1200	B	56616900	60,00	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160	83	3000	60,000	25,6	1500	A+	68758100	30,70	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8		20	3100	155	160	83	4000	60,000	25,6	1500	A++	68754300	30,70	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	83	6500	60,000	25,6	1500	A++	68756700	30,70	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	83	3000	60,000	25,6	1500	A++	68806900	35,45	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	83	4000	60,000	25,6	1500	A++	68802100	35,45	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	83	6500	60,000	25,6	1500	A++	68804500	35,45	Link

CorePro LEDtube InstantFit HF



Voor gebruik met HF ballast

Glas Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	18	9	800	88	240	83	4000	30,000	27,9	600	A	65217600	18,00	Link
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G		9	800	88	240	83	6500	30,000	27,9	600	A	65219000	18,00	Link

MASTER LEDtube Universal T8



Voor Universeel gebruik; EM of HF ballast. In geval van HF ballast raadpleeg de VSA compatibiliteitslijst via www.philips.nl/ledtube

Glas G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	16	16	2300	143	240	83	3000	50,000	25,7	1200	A++	73917100	30,00	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	240	83	4000	50,000	25,7	1200	A++	73919500	30,00	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	240	83	6500	50,000	25,7	1200	A++	73921800	30,00	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	24	24	3400	141	240	83	3000	50,000	25,7	1500	A++	73923200	33,50	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	240	83	4000	50,000	25,7	1500	A++	73925600	33,50	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	240	83	6500	50,000	25,7	1500	A++	73927000	33,50	Link

1) De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LEDtube Universal T8



Universeel (EM & HF ballast)

Glas Roterend G13

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8		8	850	106	240	83	3000	30,000	25,7	600	A+	78277100	24,00	Link
NIEUW	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	83	4000	30,000	25,7	600	A+	78279500	24,00	Link
NIEUW	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8		8	900	112	240	83	6500	30,000	25,7	600	A+	78281800	24,00	Link
	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	102	240	80	3000	30,000	27,9	1200	A+	80166600	26,00	Link
	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18	2000	111	240	80	4000	30,000	27,9	1200	A+	80168000	26,00	Link
	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	80	6500	30,000	27,9	1200	A+	80170300	26,00	Link
	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	108	240	80	3000	30,000	27,9	1500	A+	80172700	30,00	Link
	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	80	4000	30,000	27,9	1500	A+	80174100	30,00	Link
	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	80	6500	30,000	27,9	1500	A+	80176500	30,00	Link

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Voor gebruik met HF ballast

Roterend G5

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200	83	3000	50,000	15,5	600	A+	74323200	21,40	Link
	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8	1050	131	200	83	4000	50,000	15,5	600	A+	74325600	21,40	Link
	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8	1050	131	200	83	6500	50,000	15,5	600	A+	74327000	21,40	Link
	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	83	3000	50,000	15,5	1200	A+	74329400	31,50	Link
	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	151	200	83	4000	50,000	15,5	1200	A++	74331700	31,50	Link
	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	151	200	83	6500	50,000	15,5	1200	A++	74333100	31,50	Link
	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	83	3000	50,000	15,5	1500	A+	74335500	33,90	Link
	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	83	4000	50,000	15,5	1500	A++	74337900	33,90	Link
	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	83	6500	50,000	15,5	1500	A++	74339300	33,90	Link
NIEUW	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE		26	3700	142	200	80	3000	60,000	15,5	1200	A+	74951400	40,25	Link
NIEUW	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	80	4000	60,000	15,5	1200	A++	74953800	40,25	Link
NIEUW	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	80	6500	60,000	15,5	1200	A++	74955200	40,25	Link
NIEUW	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE		26	3700	142	200	80	3000	60,000	15,5	1500	A+	74957600	42,30	Link
NIEUW	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	80	4000	60,000	15,5	1500	A++	74959000	42,30	Link
NIEUW	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	80	6500	60,000	15,5	1500	A++	74961300	42,30	Link
	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	160	83	3000	50,000	15,2	1500	A++	70599500	51,20	Link
	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	160	83	4000	50,000	15,2	1500	A++	70603900	51,20	Link
	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	160	83	6500	50,000	15,2	1500	A++	70605300	51,20	Link

MASTER LEDtube Mains T5



Direct op netspanning

Glas Roterend G5

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200	80	3000	50,000	15	1200	A++	81921000	45,90	Link
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	80	4000	50,000	15	1200	A++	81923400	45,90	Link
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	80	6500	50,000	15	1200	A++	81925800	45,90	Link
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	138	200	80	3000	50,000	15	1500	A++	81929600	45,90	Link
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	80	4000	50,000	15	1500	A++	81931900	45,90	Link
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	80	6500	50,000	15	1500	A++	81933300	45,90	Link

1) De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube Mains T5 HE



Glas G5

	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	8	1000	125	200	80	3000	50,000	15,8	600	A++	78343300	20,25	Link
NIEUW	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	8	1050	131	200	80	4000	50,000	15,8	600	A++	78345700	20,25	Link
NIEUW	MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	8	1050	131	200	80	6500	50,000	15,8	600	A++	78347100	20,25	Link
NIEUW	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	2300	139	200	80	3000	50,000	15,8	1200	A++	78349500	29,75	Link
NIEUW	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	2500	151	200	80	4000	50,000	15,8	1200	A++	78351800	29,75	Link
NIEUW	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	16,5	2500	151	200	80	6500	50,000	15,8	1200	A++	78353200	29,75	Link
NIEUW	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	140	200	80	3000	50,000	15,8	1500	A++	78355600	34,95	Link
NIEUW	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	150	200	80	4000	50,000	15,8	1500	A++	78357000	34,95	Link
NIEUW	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	20	3000	150	200	80	6500	50,000	15,8	1500	A++	78359400	34,95	Link

CorePro LEDtube cirkelvormig



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

G10Q G10Q

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm			€	
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	32	20	2100	105	120	80	4000	30,000	298	A+	66042000	26,05	Link

CorePro LED PLC



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G24Q/G23/G24D

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	105	120	83	3000	30,000	24,3	100	A++	70659600	10,45	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1		4,5	475	105	120	83	3000	30,000	24,3	100	A+	70663300	10,85	Link
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	120	83	4000	30,000	24,3	100	A++	70661900	10,45	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	120	83	4000	30,000	24,3	100	A+	70665700	10,85	Link
3 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11	5	520	104	120	82	3000	30,000	15,8	170	A+	59666800	11,20	Link
4 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	650	92	120	83	3000	30,000	24,3	100	A+	54127200	11,45	Link
5 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2		6,5	650	92	120	83	3000	30,000	24,3	100	A+	54119700	13,15	Link
4 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	700	92	120	83	4000	30,000	24,3	100	A+	54129600	11,45	Link
5 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	700	92	120	83	4000	30,000	24,3	100	A+	54121000	13,15	Link
6 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	950	105	120	83	3000	30,000	24,3	200	A+	54123400	14,10	Link
6 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	1000	105	120	83	4000	30,000	24,3	200	A+	54125800	14,10	Link
7 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3		9	950	100	120	83	3000	30,000	24,3	200	A+	54115900	16,95	Link
7 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	1000	100	120	83	4000	30,000	24,3	200	A+	54117300	16,95	Link

1) De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PLL



Voor gebruik met HF ballast

Glas Roterend 2G11

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	36	16,5	2000	121	160	83	3000	30,000	43,6	400	A+	73966200	29,25	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	4000	30,000	43,6	400	A+	73974700	29,25	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	6500	30,000	43,6	400	A+	73976100	29,25	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	55	24	3200	133	160	83	3000	30,000	17	540	A+	82839700	32,85	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11		24	3400	141	160	83	4000	30,000	17	540	A+	82841000	32,85	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160	83	6500	30,000	17	540	A+	82843400	32,85	Link

CorePro LED PLS



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G23

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	9/11	5	550	110	120	82	4000	30,000	15,8	170	A+	59668200	11,20	Link

1) De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDbulb



Dimtone E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40	5,5	470	85		90	2200-2700	25,000	60	110	A+	70709800	10,20	Link
2 MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL		6	470	78		80	2200-2700	25,000	60	110	A+	48128800	8,10	Link
3 MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	9	806	89		90	2200-2700	25,000	60	110	A+	70711100	13,80	Link
4 MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL		8,5	806	94		80	2200-2700	25,000	60	110	A+	48132500	11,85	Link
5 MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75	12	1055	87		90	2200-2700	25,000	77	142	A+	82618800	16,15	Link
5 MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100	14	1521	108		90	2200-2700	25,000	77	142	A+	69564400	25,25	Link

MASTER LEDkaars- en kogellamp



Dimtone E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	4	250	65		80	2200-2700	25,000	38	113	A+	45368100	6,55	Link
2 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL		4	250	65		80	2200-2700	25,000	38	129	A+	45376600	6,55	Link
3 MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL		4	250	65		80	2200-2700	25,000	48	95	A+	45378000	6,55	Link
4 MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL		4	250	65		80	2200-2700	25,000	48	93	A+	45380300	6,55	Link
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	6	470	75		80	2200-2700	25,000	38	113	A+	45350600	7,90	Link
2 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL		6	470	75		80	2200-2700	25,000	38	129	A+	45354400	7,90	Link
5 MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL		6	470	75		80	2200-2700	25,000	38	112	A+	47479200	7,90	Link
3 MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL		6	470	75		80	2200-2700	25,000	48	95	A+	45358200	7,90	Link
4 MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL		6	470	75		80	2200-2700	25,000	48	93	A+	45360500	7,90	Link
1 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8	806	100		80	2200-2700	25,000	40	127	A+	55599600	10,50	Link
5 MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL		8	806	100		80	2200-2700	25,000	50	111	A+	58067700	10,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

Klassieke LED-gloeidraadlampen



Glas Dimtone E27

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/ W			K	uur	mm	mm			€	
	1 CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	25	5,5	250	45		80	2000	15,000	60	104	A	68654300	14,45	Link
	2 CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C		5,5	250	45		80	2000	15,000	64	140	A	68656700	16,25	Link
	3 CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL		5,5	250	45		80	2000	15,000	32	141	A	68658100	16,25	Link
	4 LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4		5,5	250	45		80	2000	15,000	95	140	A	67607000	21,20	Link
	5 LED double layers 25W E27 smoky DIM		6,5	270	41		80	3000	15,000	200	293	A	66660600	54,30	Link
	6 LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	35	6,5	400	61		80	2700	15,000	94	367	A	66658300	58,45	Link
	7 LED diamond_giant 35W E27 CL DIM		4	400	100		80	3000	15,000	200	293	A++	66662000	45,90	Link
NIEUW	8 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	40	4,5	470	104		80	2700	15,000	60	106	A++	77325000	6,80	Link
NIEUW	9 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL		5	470	94		90	2200-2700	15,000	60	106	A+	77054900	9,35	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR		5	470	94		90	2200-2700	15,000	60	106	A+	78009800	9,35	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb ND 4.5-40W E27 830 A60 FR		4,5	470	104		80	3000	15,000	60	106	A++	25004800	5,65	Link
	11 CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL		5,5	470	85		80	2700	15,000	60	104	A+	70940500	7,65	
	12 CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL		5,5	470	85		80	2700	15,000	64	140	A+	81425300	10,10	Link
	9 CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL		6,7	470	70		90	2200-2700	15,000	60	106	A+	64616500	12,65	Link
	11 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL		4,3	470	109		80	2700	15,000	60	104	A++	63086700	5,65	Link
	12 CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL		4	470	118		80	2700	15,000	64	140	A++	57403400	6,80	Link
NIEUW	8 CLA LEDBulb 7.2-60W A60 E27 827 CL	60	7,2	806	111		80	2700	15,000	60	106	A+	77329800	7,60	Link
NIEUW	13 CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL		7,2	806	111		80	2700	15,000	95	142	A+	77335900	12,80	Link
NIEUW	12 CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL		7,2	806	111		80	2700	15,000	64	143	A+	77333500	9,50	Link
NIEUW	9 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL		7	806	115		90	2200-2700	15,000	60	106	A++	77042600	11,65	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR		7	806	115		90	2200-2700	15,000	60	106	A++	78013500	11,65	Link
NIEUW	14 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 G93 CL		7	806	115		90	2200-2700	15,000	95	142	A++	77050100	14,00	Link
NIEUW	15 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL		7	806	115		90	2200-2700	15,000	64	143	A++	77046400	11,20	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 830 A60 FR		7	806	115		80	3000	15,000	60	106	A++	25006200	7,35	Link
	8 CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL		8	806	100		80	2700	15,000	60	104	A+	70944300	8,20	
	13 CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL		8	806	100		80	2700	15,000	95	137	A+	81431400	12,95	
	9 CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL		9	806	89		90	2200-2700	15,000	60	106	A+	64612700	14,65	
	13 CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 G93 CL		9	806	89		90	2200-2700	15,000	95	141	A+	64656100	18,90	Link
	12 CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL		9	806	89		90	2200-2700	15,000	64	143	A+	64652300	14,65	Link
	8 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL		7	806	115		80	2700	15,000	60	104	A++	74273000	7,35	Link
	13 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL		7	806	115		80	2700	15,000	95	140	A++	74271600	11,25	Link
	12 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL		7	806	115		80	2700	15,000	64	140	A++	74275400	8,90	Link
	13 LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D		8	806	100		80	2700	15,000	120	168	A+	59339100	15,85	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	75	10,5	1055	100		90	2200-2700	15,000	60	106	A+	77106500	22,50	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 830 A60 FR		8,5	1055	124		80	3000	15,000	60	104	A++	25008600	10,90	Link
	8 CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL		8,5	1055	124		80	2700	15,000	60	104	A++	64908100	10,90	Link
	8 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT		8,5	1055	124		80	4000	15,000	60	104	A++	70424700	10,90	Link
NIEUW	16 CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	100	11,5	1521	132		90	2200-2700	15,000	60	106	A++	77096900	25,05	Link
NIEUW	10 CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR		12	1521	126		90	2200-2700	15,000	60	106	A++	77102700	25,05	Link
NIEUW	16 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 830 A60 FR		10,5	1521	144		80	3000	15,000	60	104	A++	25010900	14,55	Link
	17 CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL		12	1521	126		80	2700	15,000	71	143	A++	80631900	25,05	Link
	8 CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL		10,5	1521	144		80	2700	15,000	60	104	A++	64910400	14,55	Link
	8 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL		10,5	1521	144		80	4000	15,000	60	104	A++	70412400	14,55	Link
NIEUW	10 LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	120	13	2000	153		80	4000	15,000	70	121	A++	76453100	15,80	Link
NIEUW	10 LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4		13	2000	153		80	2700	15,000	70	121	A++	76435700	15,80	Link
NIEUW	10 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		13	2000	153		80	2700	15,000	70	121	A++	76451700	15,80	Link
NIEUW	10 LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	150	17,5	2452	140		80	4000	15,000	70	121	A++	76459300	20,35	Link
NIEUW	10 LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		17,5	2452	140		80	2700	15,000	70	121	A++	76457900	20,35	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad



Glas Dimtone E14/E27

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
	1 Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP		3,5	136	38	○	80	2000	15,000	35	106	A	68660400	12,65	Link
	2 Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP		3,5	136	38	○	80	2000	15,000	45	92	A	68664200	12,65	Link
	3 Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP		3,5	136	38	○	80	2000	15,000	45	80	A	68662800	12,65	Link
NIEUW	4 Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL	25	3,2	250	78	●	90	2200-2700	15,000	35	99	A+	77058700	7,35	Link
NIEUW	5 Classic LEDLuster D 2.8-25W P45 E14 827 CL		2,8	250	89	○	80	2700	15,000	45	82	A++	77345800	6,05	Link
NIEUW	6 Classic LEDLuster DT 3.2-25W E27 CRI90 P45CL		3,2	250	78	●	90	2200-2700	15,000	45	80	A+	77066200	6,55	Link
NIEUW	7 Classic LEDLuster DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL		3,2	250	78	●	90	2200-2700	15,000	45	82	A+	77070900	6,55	Link
	8 Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL		2,7	250	92	○	80	2700	15,000	35	103	A++	70980100	6,05	Link
	9 Classic LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL		3,5	250	71	●	90	2200-2700	15,000	35	104	A+	64622600	7,35	
	8 Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15,000	35	97	A++	57407200	5,85	Link
	9 Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15,000	35	123	A++	57409600	5,85	Link
	10 Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15,000	35	97	A++	57411900	5,85	Link
	11 Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL		2,7	250	92	○	80	2700	15,000	45	85	A++	70986300	6,05	
	12 Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL		2,7	250	92	○	80	2700	15,000	45	80	A++	70988700	6,05	Link
	11 Classic LEDLuster DT3.5-25W E14 CRI90 P45 CL		3,5	250	71	●	90	2200-2700	15,000	45	93	A+	64638700	6,55	Link
	12 Classic LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL		3,5	250	71	●	90	2200-2700	15,000	45	80	A+	64636300	6,55	
	5 Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15,000	45	80	A++	57413300	5,85	Link
	12 Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15,000	45	78	A++	57415700	5,85	Link
NIEUW	13 Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	40	4,5	470	104	○	80	2700	15,000	35	99	A++	77337300	7,05	Link
NIEUW	4 Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL		4,5	470	104	●	90	2200-2700	15,000	35	99	A++	78021000	7,60	Link
NIEUW	14 Classic LEDCandleDT 4.5-40W E14 CRI90BA35CL		4,5	470	104	●	90	2200-2700	15,000	35	125	A++	77062400	7,60	Link
NIEUW	5 Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL		4,5	470	104	○	80	2700	15,000	45	82	A++	77341000	7,60	Link
NIEUW	15 Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL		4,5	470	104	○	80	2700	15,000	45	80	A++	77343400	7,60	Link
NIEUW	15 Classic LEDLuster DT 4.5-40W E27 CRI90 P45CL		4,5	470	104	●	90	2200-2700	15,000	45	80	A++	77074700	7,90	Link
NIEUW	17 Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL		4,5	470	104	●	90	2200-2700	15,000	45	82	A++	78023400	7,90	Link
	8 Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL		5	470	94	○	80	2700	15,000	35	103	A+	70982500	7,05	
	9 Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL		5	470	94	○	80	2700	15,000	35	129	A+	70996200	7,05	Link
	8 Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL		6	470	78	●	90	2200-2700	15,000	35	104	A+	64628800	7,60	
	9 Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL		6	470	78	●	90	2200-2700	15,000	35	131	A+	64634900	7,60	Link
	8 Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15,000	35	97	A++	80853500	6,45	Link
	11 Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL		5	470	94	○	80	2700	15,000	45	85	A+	70990000	7,60	
	12 Classic LEDLuster DT6-40W E27 CRI90 P45 CL		6	470	78	●	90	2200-2700	15,000	45	80	A+	64642400	7,90	Link
	5 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15,000	45	82	A++	80971600	7,20	Link
	12 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15,000	45	82	A++	80973000	7,20	Link

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen



Glas E14/E27

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
	1 Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25	2,2	250	113	✕	80	2700	15,000	35	97	A++	70637400	5,85	Link
	2 Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR		2,2	250	113	✕	80	2700	15,000	35	123	A++	70649700	5,85	Link
	3 Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR		2,2	250	113	✕	80	2700	15,000	45	80	A++	70641100	5,85	Link
	4 Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR		2,2	250	113	✕	80	2700	15,000	45	78	A++	70645900	6,45	Link
	1 Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40	4,3	470	109	✕	80	2700	15,000	35	97	A++	70639800	6,45	Link
	3 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR		4,3	470	109	✕	80	2700	15,000	45	80	A++	70643500	7,20	Link
	4 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR		4,3	470	109	✕	80	2700	15,000	45	78	A++	70647300	7,20	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

Decoratieve LED kaars- en kogellampen



Glas E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	32	5	350	70	●	80	2200	15,000	35	103	A+	81439000	8,90	Link
2 Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD		5	350	70	●	80	2200	15,000	35	129	A+	81443700	8,90	Link
3 Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD		5	350	70	●	80	2200	15,000	45	85	A+	81567000	8,90	Link
4 Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD		5	350	70	●	80	2200	15,000	45	80	A+	81441300	8,90	Link

Decoratieve LED-lampen



Glas E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	12	2,3	125	54	✕	80	2000	15,000	127	168	A+	59349000	16,55	Link
2 LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	25	6,5	270	41	●	80	4000	15,000	160	293	A	81510600	37,40	Link
3 LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D		6,5	270	41	●	80	4000	15,000	200	286	A	81506900	41,60	Link
4 LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D		6,5	270	41	●	80	4000	15,000	65	273	A	81512000	33,40	Link
5 LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	30	5	350	70	●	80	2000	15,000	202	188	A+	59351300	43,30	Link
6 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	6,5	470	72	●	80	2000	15,000	160	293	A+	80349300	37,40	Link
7 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM		6,5	470	72	●	80	2000	15,000	200	286	A+	80347900	41,60	Link
8 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		6,5	470	72	●	80	2000	15,000	65	273	A+	80351600	33,40	Link
9 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D		5	500	100	●	80	2700	15,000	112	142	A+	59353700	17,50	Link
10 LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	48	7,5	610	81	●	80	2700	15,000	60	104	A+	70926900	10,05	
11 CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD	50	8	630	78	●	80	2200	15,000	60	104	A+	84154900	11,40	Link
12 CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD		8	630	78	●	80	2200	15,000	120	168	A+	81437600	15,15	Link
13 CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD		8	630	78	●	80	2200	15,000	64	140	A+	81435200	12,75	Link
14 LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D		8	700	87	●	80	2700	15,000	120	168	A+	59341400	16,70	Link
15 LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D		8	630	78	●	80	2200	15,000	95	137	A+	59337700	15,05	Link
16 CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	55	7	720	103	●	83	2500	15,000	64	148	A+	57571000	12,75	

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LED lampen



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40	5	470	94	●	90	2700	15,000	60	110	A+	66062800	7,65	Link
2 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830		5	470	94	✕	80	3000	15,000	60	110	A+	57993000	6,50	Link
2 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85	✕	80	2700	15,000	60	110	A+	57757800	6,50	Link
3 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60	8,5	806	94	●	90	2700	15,000	60	110	A+	66064200	10,20	Link
2 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830		7,5	806	107	✕	80	3000	15,000	60	110	A+	57771400	7,40	Link
2 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827		8	806	100	✕	80	2700	15,000	60	110	A+	57755400	7,40	Link
4 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	100	✕	80	3000	15,000	37,2	114,3	A+	81451200	5,50	Link
4 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	110	✕	80	4000	15,000	37,2	114,3	A+	81453600	6,50	Link
5 CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927		10,5	1055	100	●	90	2700	15,000	60	110	A+	66066600	13,95	Link
6 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100	✕	80	3000	15,000	60	110	A+	49752400	10,80	Link
7 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	95	✕	80	2700	15,000	60	110	A+	49076100	10,80	Link
5 CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100	13	1521	117	●	90	2700	15,000	60	110	A+	66068000	16,45	Link
7 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117	✕	80	2700	15,000	60	110	A+	49074700	10,40	Link
7 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117	✕	80	3000	15,000	60	110	A+	57767700	10,40	Link
8 CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	120	17	2000	117	●	80	2700	15,000	68	132	A+	66216500	16,30	Link

CorePro LEDkaars- en kogellamp



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25	4	250	62	✕	80	2700	15,000	35	106	A+	50757500	5,85	Link
2 CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR		4	250	62	✕	80	2700	15,000	35	106	A+	78701300	5,85	Link
3 Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL		4	250	62	✕	80	2700	15,000	45	88	A+	50759900	5,85	Link
4 CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR		4	250	62	✕	80	2700	15,000	45	88	A+	78703700	5,85	Link
5 Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL		4	250	62	✕	80	2700	15,000	45	87	A+	50767400	5,85	Link
6 CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR		4	250	62	✕	80	2700	15,000	45	87	A+	78705100	5,85	Link
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40	5,5	470	85	✕	80	2700	15,000	35	106	A+	45479400	6,05	Link
7 Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL		5,5	470	85	✕	80	2700	15,000	35	104	A+	70285700	7,25	Link
3 Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL		5,5	470	90	✕	80	2700	15,000	45	88	A+	45483100	6,05	Link
4 CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR		5,5	470	85	✕	80	2700	15,000	45	88	A+	47489100	6,05	Link
5 Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL		5,5	470	90	✕	80	2700	15,000	45	87	A+	50763600	6,05	Link
9 Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR		5,5	470	90	✕	80	2700	15,000	45	87	A+	50765000	6,05	Link
2 LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR		5,5	470	85	✕	80	2700	15,000	35	106	A+	76238600	6,05	Link
8 Corepro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	7	806	115	✕	80	2700	15,000	38	114	A++	70299400	9,35	Link
9 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR		7	806	115	✕	80	2700	15,000	48	95	A++	70301400	9,35	Link
4 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR		7	806	115	✕	80	2700	15,000	48	93	A++	70303800	9,35	Link

Accessoires



E27

Productomschrijving	LED	Effi cacy	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm/W		€	
1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	40	0	16777900	20,85	Link
2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	40	0	16776200	20,85	Link
3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	40	0	62405700	20,85	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning zonder ontsteker. Aanbevolen wordt om de condensator te verwijderen om de Power factor te verbeteren.

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	80	21	2850	135	✗	80	3000	50,000	75	178	A++	63814600	86,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	✗	80	4000	50,000	75	178	A++	63816000	86,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	125	28	3800	135	✗	80	3000	50,000	75	178	A++	63818400	98,65	Link
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	✗	80	4000	50,000	75	178	A++	63820700	98,65	Link
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830		42	5700	135	✗	80	3000	50,000	84	178	A++	63822100	122,05	Link
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	✗	80	4000	50,000	84	178	A++	63824500	122,05	Link
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	200	42	5700	135	✗	80	3000	50,000	84	191	A++	63826900	122,05	Link
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	✗	80	4000	50,000	84	191	A++	63828300	122,05	Link

TrueForce Urban Core (SON, HPL/HQL vervanger)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Glas E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	153	✗	80	3000	25,000	75	180	A++	75025100	35,35	Link
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	✗	80	4000	25,000	75	180	A++	75027500	35,35	Link
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	166	✗	80	3000	25,000	75	180	A++	75029900	47,45	Link
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	✗	80	4000	25,000	75	180	A++	75031200	47,45	Link
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	26	4000	153	✗	80	3000	25,000	90	245	A++	75033600	58,60	Link
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR		26	4000	153	✗	80	4000	25,000	90	245	A++	75035000	58,60	Link

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)



Alleen te gebruiken in combinatie met aanbevolen driver. Het product is niet compatibel met elektromagnetische / elektronische apparatuur en directe netspanning.

B22/BY22D

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt												47032900	62,50	
2 TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	35	19	2500	131	●	70	4000	50,000	54	308	A+	78201900	75,75	Link
2 TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	36	31	4000	129	●	70	4000	50,000	54	422	A+	69938600	81,60	Link

TrueForce LED Public (wegen – SON)



Voor gebruik met EM ballast. De ontsteker kan in het syteem blijven (InstantFit). Aanbevolen wordt om de condensator niet te verwijderen voor een optimale Power Factor.

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED Road 112-68W E40 730		68	11,200	164	✗	70	3000	50,000	71	262	A++	63908200	237,60	Link
1 TrueForce LED Road 120-68W E40 740		68	12,000	176	✗	70	4000	50,000	71	262	A++	63910500	237,60	Link
2 TrueForce LED Road 40-25W E27 730	50	25	4000	160	✗	70	3000	50,000	61	200	A++	63251900	116,15	Link
2 TrueForce LED Road 42-25W E27 740		25	4200	168	✗	70	4000	50,000	61	200	A++	63253300	116,15	Link
3 TrueForce LED Road 55-35W E27 730	70	35	5500	157	✗	70	3000	50,000	61	200	A++	81115300	152,25	Link
3 TrueForce LED Road 60-35W E27 740		35	6000	171	✗	70	4000	50,000	61	200	A++	81117700	152,25	Link
4 TrueForce LED Road 84-55W E40 730	100	55	8400	152	✗	70	3000	50,000	71	262	A++	63904400	159,05	Link
4 TrueForce LED Road 90-55W E40 740		55	9000	163	✗	70	4000	50,000	71	262	A++	63906800	159,05	Link

TrueForce LED voor industrie en detailhandel Netspanning (hooghangend – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E40

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	250	100	12,000	120	☒	80	4000	50,000	211	252	A+	59676700	165,65	
TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB		100	12,000	120	☒	80	4000	50,000	211	252	A+	59678100	165,65	Link
TrueForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	400	160	20,000	125	☒	80	4000	50,000	211	263	A+	59670500	188,85	Link
TrueForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB		160	20,000	125	☒	80	4000	50,000	211	263	A+	59672900	188,85	Link

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik met EM ballast (raadpleed de Trueforce ontsteker compatibiliteitslijst). De ontsteker kan in het systeem blijven. Aanbevolen wordt om de consendator niet te verwijderen voor een optimale Power factor

E40

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	250	88	11,000	125	☒	80	4000	50,000	210	250	A+	71382200	182,30	Link
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D		88	11,000	125	☒	80	4000	50,000	210	250	A+	71378500	182,30	Link
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	400	145	20,000	137	☒	80	4000	50,000	210	250	A+	71388400	218,75	Link
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D		145	20,000	137	☒	80	4000	50,000	210	250	A+	71386000	218,75	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E27

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	40	20	2600	130	☒	80	3000	15,000	80	139	A++	78101900	28,00	Link
NIEUW	1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3		20	2700	135	☒	80	4000	15,000	80	139	A++	78103300	28,00	Link
	2 TrueForce Core HB MV ND 26-24W E27 830		24	2600	108	☒	80	3000	20,000	105	190	A+	59728300	35,35	Link
	2 TrueForce Core HB MV ND 28-24W E27 840		24	2800	116	☒	80	4000	20,000	105	190	A+	59730600	35,35	Link
NIEUW	3 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	55	30	3700	123	☒	80	3000	15,000	100	165	A+	78095100	38,00	Link
NIEUW	3 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3		30	4000	133	☒	80	4000	15,000	100	165	A++	78097500	38,00	Link
	2 TrueForce Core HB MV ND 40-35W E27 840		35	4000	114	☒	80	4000	20,000	105	190	A+	59734400	48,00	Link
NIEUW	4 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	70	35	4800	137	☒	80	3000	15,000	118	193	A++	78105700	49,00	Link
NIEUW	4 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3		35	5000	142	☒	80	4000	15,000	118	193	A++	78107100	49,00	Link
	5 TrueForce Core HB MV ND 48-42W E27 830		42	4800	114	☒	80	3000	20,000	123	225	A+	59716000	60,60	Link

Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis
A	Assymetrische bundel
A20	Assymetrische bundel 20°
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)
ALU	Aluminium
AWB	Assymetrische brede bundel (assymetrical wide beam)
BC	Blindafdekking
BK	Zwart (black)
C	Aluminium (hoogglans) reflector
CB-CH	Ophanging met varkensstaart
CD	Kabelgoot
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot
CL	Clear
CM	Middenvoeding
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteviging
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling
D	Dimbaar
DA25W	Dubbel Assymetrisch 25° brede bundel (Dubble Assymetrical 25° Wide Beam)
DA25N	Dubbel Assymetrisch 25° smalle bundel (Dubble Assymetrical 25° Narrow Beam)
DA35W	Dubbel Assymetrisch 35° brede bundel (Dubble Assymetrical 35° Wide Beam)
DN	Downlight
DT	DimTone
EL1	1-uurs noodverlichting
EL3	3-uurs noodverlichting
ELB3	3-uurs noodverlichting
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA
EM120B	Noodverlichting zonder zelftest
2xEP CU	2x Eindkap + aansluitblok
FR	Frosted
GR	Grijs (grey)
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA
HO	High Output
IA	Interact Ready
LCC1070	Aansluitsnoer met wieland connector
LCC2070	Aansluitsnoer met wieland connector
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4000lm)
LRM1070	Aan/uit
LRM1080	Aan/uit incl parallel schakelen
LRM2070	Aan/uit incl beweging & daglicht regeling
LRM2080	Aan/uit incl beweging & daglicht regeling + parallel schakelen
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning
MB	Gemiddelde bundel (medium beam)
MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)
MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)
MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)
NB	Smalle bundel (narrow beam)
ND	Non Dim
NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)
NW	Neutraal wit
OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)
PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
PCO	Polycarbonaat Optiek
PH	Fotocel (photocell)
PSD	Dali dimbaar (power supply dali)
PSED	Dali dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
RC	Inbouw (recessed ceiling)
RND	Rond
S	Symetrische bundel
SM	Opbouw (surface mounted)
SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
SPA-CD	Springveer montagebeugel
SQR	Vierkant (square)
ST	Track spot (spotlight track)
SW2	Pendeldraad
TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
UE	Ultra Efficient
UO	Ultra Output
VPE	Verpakkingseenheid
VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
W30L120	30cm x 120cm
W30L60	30cm x 60cm
W60L60	60cm x 60cm
WB	Brede bundel (wide beam)
WEC	Externe snelaansluiting
WH	Wit (white)
WR	Witte reflector
WW	Warm wit
XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
XT	Extreme

Hi! Kan ik je helpen?

contactpersonen per regio





Reindert Arends
06 512 888 90
Accountmanager

Dick de Regt a.i.
040 275 01 30
Customer Support




Frank Bisschop
06 512 218 57
Accountmanager

Arthur Sipman
040 275 01 32
Customer Support

Ronnie Maat
06 284 864 49
Accountmanager
Wholesale

Nienke van der Sangen
040 275 01 28
Customer Support

*Vestigingen groothandel




Frans Konings
06 527 119 84
Salesmanager

Jan-Willem Reijntjes
06 155 060 42
Supply Chain Manager




Kenneth Agaton
06 398 750 97
Accountmanager

Marc Smeulders a.i.
040 275 00 33
Customer Support




Robin Schrijver
06 534 019 16
Accountmanager

Nienke van der Sangen
040 275 01 28
Customer Support




Mariëlle van Kesteren
06 143 300 11
Accountmanager

Nienke van der Sangen
040 275 01 28
Customer Support




Patrick Veldman
06 115 165 70
Accountmanager

Dick de Regt
040 275 01 30
Customer Support




Martijn Meeuwis
06 183 455 83
Accountmanager
Wholesale


Arthur Sipman a.i.
040 275 01 32
Customer Support

*Vestigingen groothandel





Roland Vermeulen
06 224 641 49
Accountmanager

Arthur Sipman
040 275 01 32
Customer Support




Roel Wassenberg
06 114 637 14
Accountmanager

Dick de Regt
040 275 01 30
Customer Support



Voor algemene vragen & informatie over prijzen en levertijden:
040 275 00 90 / licht.csd@signify.com






Corine van den Hoogen | Henriette Klaassen | Senay Kosen | Helma Hendrix

Overig support:
Lichtinfodesk: informatie over Interact Pro, licht en techniek:
040 275 00 01
Reclamaties logistiek & administratief: 040 275 03 00
Garantie, technische klachten: 040 275 00 10

Raadpleeg onze websites voor standaard lichtplannen, garantievoorwaarden, dimmerlijsten en productinformatie.
www.lighting.philips.nl & www.interact-lighting.nl

Subsidie of niet?
Check jouw voordelen.



Er zijn steeds meer energiewetten, regels en subsidiemogelijkheden. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en energiebesparing stimuleren. Maar dat maakt het soms wel lastig door de bomen het bos te zien. Daarom heeft Signify de belangrijkste wetten, regels én subsidiemogelijkheden in een online publicatietool overzichtelijke tijdlijn gezet.
Check nu welke besparende maatregelen jij kan nemen met LED-verlichting!

signify.link/led-regelgeving-nl


01
Kies je groep of toepassingsgebied



02
Bekijk relevante wet, regels en subsidies die van toepassing zijn



03
Lees hier voorbeelden



signify.link/led-regelgeving-nl

Signify


Alle informatie voor installateurs op één pagina!

- Innovaties
- Productcatalogus
- Installatievideo's
- Compatibiliteits- en dimmerlijsten
- Nieuwsbrief
- Online hulpmiddelen



philips.nl/installateur

Catalogue app



De onmisbare Philips Lighting Catalogue app

Met productinformatie, prijzen en bestelgegevens, altijd en overal beschikbaar.

Download on the App Store

Google Play

NIEUW

Installeer de app en bekijk de producten zonder je te registreren

CoreLine Lichtplan Calculator



Standaard lichtplannen



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt, kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, de Logistieke Voorwaarden evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) en onze licentievoorwaarden vindt u op **www.lighting.philips.nl**.