



PHILIPS

CoreLine



Innovatief



Makkelijk te
installeren



Hoogwaardig



Stap opzij of stap vooruit?

Echte professionals kiezen **Philips CoreLine** voor elk project
waar licht het verschil maakt

Industrie
Kantoren
Parkeergarages
Retail
Buiten-
verlichting



VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE



Ontdek waarom echte professionals vertrouwen op **Philips CoreLine**: het volledige assortiment aan **innovatieve, hoogwaardige en gebruiksvriendelijke** LED-verlichtingsoplossingen voor alle projecten **waarbij licht het verschil maakt.**



4

Introductie

6

Ontdek wat CoreLine bijzonder maakt
Ontdek waarom CoreLine de lat hoger legt in de branche.

8

LED-verlichting voor elke behoefte
Ontdek het assortiment van CoreLine.



5 jaar
garantie!

10

Voorgestelde CoreLine-
producten voor elk
toepassingsgebied

Lees meer over de voordelen
en kenmerken van elk product.



24

Overzicht van CoreLine-producten
voor binnen en buiten

Geen keuze of geen grenzen?

Wanneer verlichting echt het verschil maakt, wil je jouw klanten de allerbeste kwaliteit en keuze bieden. De Philips CoreLine voorziet dit alles en nog veel meer met een volledig assortiment eenvoudig te installeren LED-armaturen voor elke toepassing en situatie.

Geniet van meer prestaties en variatie met Philips CoreLine – het complete assortiment hoogwaardige LED-verlichting dat de referentie is in de markt.

philips.nl/coreline
philips.be/coreline

5
jaar
garantie!

A photograph of two men on a modern staircase. The man on the left, with a beard and wearing a light blue shirt over a dark vest, is holding a black tablet and pointing at the screen. The man on the right, wearing a teal V-neck sweater, is looking at the tablet. The background is a blurred industrial or office setting with metal railings.

Betrouwbare kwaliteit en
innovatieve oplossingen!



Gemakkelijk te installeren


Het efficiënte ontwerp van de CoreLine-armaturen maakt een individuele vervanging van bestaande lampen mogelijk, met nagenoeg **geen noodzaak tot dure nieuwe bedrading of nieuwe plafondconfiguraties.**



Innovatief

Met **Philips CoreLine** krijg je veel meer dan een hoogwaardige en eenvoudig te installeren verlichtingsoplossing. Je krijgt LED-verlichting die **het referentieniveau** stelt in de branche. Daarom zijn CoreLine-armaturen de eerste Interact Ready LED-armaturen en werken ze naadloos samen met de intuïtieve **Interact Pro-app**. Het is nu gemakkelijker dan ooit om de kracht van connected verlichting binnen het bereik van kleine en middelgrote bedrijven te brengen.

Hoe het connected verlichtingssysteem in elkaar zit



Hoogwaardig

Het hart van de **hoge-kwaliteit verlichting** van CoreLine wordt gevormd door LED-technologie. Dankzij zijn **lange levensduur** tot 50.000 uur kan je aan elke vraag voldoen en elke klant de beste verlichtingsoplossing aanbieden.

CoreLine –voor elk
project waar licht
het verschil maakt



CoreLine
Highbay



CoreLine
Waterdicht



CoreLine
Lichtlijn



CoreLine
Batten

Industrie


- Extreem duurzame en energiezuinige oplossingen
- Verlichting die veiligheid en productiviteit verhoogt
- Lagere kosten en duurzamer



CoreLine
Inbouw



CoreLine-
Opbouw



CoreLine
Panel



CoreLine
Downlight

Kantoren

- Verlichting die ruimte en productiviteit optimaliseert
- Meer welzijn voor de werknemers
- Energiezuinige lampen en armaturen helpen duurzaamheidsdoelen te halen



CoreLine
Waterdicht



CoreLine **Wand-
en plafondarmatuur**



CoreLine **Batten**

Parkeer- garages

- Robuuste verlichting die veiligheid verhoogt en kosten verlaagt
- Een positieve gebruikerservaring en betere zichtbaarheid
- Zorg voor energiebesparing
- Energiebesparing en meer veiligheid op de weg

CoreLine –voor elk
project waar licht
het verschil maakt



CoreLine
Opbouwspot



CoreLine
Inbouwspot



CoreLine
SlimDownlight

interact
ready.

Retail

- Prettige verlichting die de juiste ambiance creëert voor klanten
- Verlichting die de winkelbeleving verbetert
- Warme, uitnodigende verlichting voor meer verkoop en tevredenheid



CoreLine **Bollard**



CoreLine **Malaga**



CoreLine **Tempo**

Buitenver- lichting

- Bespaar energie en verbeter de verkeersveiligheid
- Beperk de CO2-uitstoot voor een groenere, duurzamere stad
- Sluit nieuwe en bestaande straatverlichting snel en eenvoudig aan

Aanbevolen armaturen voor de

Industrie

- ✓ Kosten verlagen
- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ Gezondheid en veiligheid bevorderen
- ✓ Duurzaamheid verbeteren

CoreLine Highbay

Voor magazijnen en algemene productieruimten met middelhoge/hoge plafonds

- Hoog rendement tot 140 lm/W
- **Lange levensduur van 50,000 uur bij L80**
- Eenvoudige installatie dankzij enkelpuntsophanging
- Lage verblindingsindex en consistente kleurweergave van >80
- Geschikt voor vervanging van 250 W/400 W conventionele highbays



Verkrijgbaar in drie maten:

- Ø 385 mm
- Ø 450 mm
- Ø 510 mm



Makkelijke installatie

Optioneel DALI-dimmen voor verdere energiebesparingen

Echte professionals krijgen 100 % prestaties met een installatietijd van 50%

CoreLine Highbay armaturen zijn ontworpen voor optimale installatie, **zodat je tijd en geld bespaart omdat je twee keer zo snel klaar bent.**





CoreLine Waterdicht

Waterdichte armatuur voor diverse toepassingen zoals parkeergarages, magazijnen of algemene verlichting

- Energiebesparing en langere levensduur verlagen de exploitatiekosten
- Vernieuwd, robuust ontwerp voor een slimmere, eenvoudigere en snellere installatie
- Uniforme lichtverdeling met brede bundel die een eenvoudig en aantrekkelijk lichtontwerp ondersteunt
- Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI en waterdichte externe connector (WEC)



interact
ready.

Energiezuinig en lange levensduur: tot 140 lm/W en 50.000 uur L75 levensduur

Verkrijgbaar in 3 lengtes en verschillende lichtsterktes/ 1200/1500, tot 8000 lm, 4000 K

Verbeterde productarchitectuur met geoptimaliseerd elektrisch en mechanisch ontwerp (langere schuifregelaars, betere metalen sloten, gereedschapsloze elektrische verbindingen)

Echte professionals installeren twee keer zo snel

CoreLine waterdicht kan nu 50 % sneller worden geïnstalleerd. Zie het zelf in onze [installatievideo](#).





CoreLine **Lichtlijn**

Ontworpen voor supermarkten, magazijnen en assemblageruimten

- Oplossing met minder onderhoud en beste lichtopbrengst per euro
- Uitstekende bundelvormen en straling voor productverbetering
- **Levensduur: 50.000 uur bij L80**



Zeer efficiënte en betrouwbare LED-modules



Geavanceerde optieken maken nauwkeurige en energiebesparende bundelvormen mogelijk

DALI en noodverlichting als opties beschikbaar


CoreLine **Batten**

LED-armaturen die bijzonder geschikt zijn voor montagelijnen en koofverlichting

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Algemene verlichting – ter vervanging van de traditionele TL-D
- Installatieflexibiliteit en lengtematen gelijk aan TL-D
- Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit met matte diffuser
- Directe vervanging van conventionele lichtbalken wat betreft lichtprestaties, installatie, flexibiliteit en lengte
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**




interact
ready.



Eenvoudig lichtlijnen creëren

Homogene lichtverdeling voor elke toepassing dankzij een breed scala aan reflectors



Het bovenste compartiment kan worden geopend voor gemakkelijke installatie

Aanbevolen armaturen voor

Kantoren

- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ Productiviteit verhogen
- ✓ Duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen
- ✓ Ruimte optimaliseren

CoreLine Inbouw

LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

- **Interact Ready versie:** geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
- Makkelijke aansluiting (met looping)
- Flickervrij dankzij krachtige driver
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



interact
ready.

Slank ontwerp
met een hoogte
van minder dan
35 mm

Kantoorconforme
optiek
verkrijgbaar - OC
versie

Geschikt voor
installatie aan
gipsplafond

CoreLine Opbouw

LED-opbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

- Makkelijke aansluiting (met looping)
- **Interact Ready versie:** geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
- Slank ontwerp en <47 mm hoogte
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



interact
ready.



Pendelset verkrijgbaar
als accessoire



Ook beschikbaar als
inbouwversie voor
gebruik in rasterplafonds
(zie boven)

DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar



CoreLine Panel

LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Slanke en robuuste behuizing van aluminium
- Flickervrije armatuur met krachtige driver
- Kantoorconforme versies verkrijgbaar (UGR<19)
- Inbouw-, opbouw- en pendeltoepassingen
- Optionele noodverlichting
- 4300 lm lichtopbrengst tot 123 lm/W
- **Levensduur: 50.000 uur bij L75**



Nieuw

**interact
ready.**



**PSU MultiColor/
Lumen-driver**



Handige connector

MultiColor/Lumen- functie

3000 K/4000 K en
verschillende
lichtopbrengsten
van 3400 lumen tot
4300 lumen in één
enkele armatuur.



CoreLine Downlight

De perfecte downlight voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Geschikt voor meer professionele toepassingen door dimopties en verschillende optieken (witte en hoogglans reflector)
- Betrouwbare DALI en innovatieve connectiviteitsopties (Interact)
- IP54- en noodverlichtingsversies optioneel verkrijgbaar
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**
- Tot 115 lm/W



interact
ready.



Witte reflector



Hoogglans reflector

Twee maten en lichtopbrengsten verkrijgbaar:

- Ø 150 mm – 1100lm
- Ø 200 mm – 2200lm

Aanbevolen armaturen voor

Parkeer- garages

- ✓ Activiteiten optimaliseren
- ✓ De veiligheid verhogen
- ✓ Lagere operationele kosten
- ✓ De zichtbaarheid verbeteren

CoreLine Waterdicht

Waterdichte armatuur voor diverse toepassingen zoals parkeergarages, magazijnen of algemene verlichting

- Energiebesparing en langere levensduur verlagen de exploitatiekosten
- Vernieuwd, robuust ontwerp voor een slimmere, eenvoudigere en snellere installatie
- Uniforme lichtverdeling met brede bundel die een eenvoudig en aantrekkelijk lichtontwerp ondersteunt
- Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI en waterdichte externe connector (WEC)



interact
ready.

Energiezuinig en lange levensduur:
tot 140 lm/W en
50.000 uur L75
levensduur

Veel beschikbare opties:
L600/1200/1500,
tot 8000 lm,
4000 K

Nieuw ontwerp ontwikkeld voor en door installateurs. Gericht op installatiegemak en -snelheid.



Echte professionals installeren twee keer zo snel

CoreLine waterdicht kan nu 2 keer zo snel worden geïnstalleerd. Zie het zelf in onze [installatievideo](#).



CoreLine Wand- en plafondarmatuur

Voor looproutes zoals gangen en trappenhuisen

- Universele oplossing voor **verschillende toepassingsvereisten**
- Directe vervanging van traditionele wandarmaturen
- Het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Standaard **water- en vandalismebestendig** (IP65/IK08)
- Optionele bewegingsdetectie met groeperingsfunctie
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



Makkelijke installatie
met looping-wire optie



Slanke versie met een
diameter van 35 cm
(1200 of 2000 lm)




Diepere versie met een
diameter van 35 of 48 cm
(1200, 2000 of 3400 lm)

CoreLine Batten


Voor productieruimten met lage plafonds

- Algemene verlichting – ter vervanging van de conventionele TL-D
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**
- Flexibiliteit bij de installatie en lengtes gelijk aan TL-D
- **Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit dankzij de matte diffuser**
- Beschikbare lengtes: 600, 1200 en 1500 mm



Eenvoudig lichtlijnen
creëren

Homogene
lichtverdeling
voor elke
toepassing
dankzij een breed
scala aan
reflectors



Het bovenste
compartiment kan
worden geopend voor
gemakkelijke installatie

Aanbevolen armaturen voor

Retail

- ✓ De beleving verbeteren
- ✓ Klanten engageren
- ✓ Duurzaamheid verbeteren
- ✓ Activiteiten optimaliseren

CoreLine Opbouwspot

Accentverlichting voor winkels of horeca

- **Modern design** dat past in de meeste interieurs
- Directe vervanging van traditionele CDM-spots
- Aansluitbaar op standaard 3C-railsystemen
- **Middelgrote** bundel (23D) of **brede bundelhoek** (36D) beschikbaar
- Energiezuinig: tot 90 lm/W
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



Verzonken lens voor
visueel comfort



Zwarte versie



CoreLine Inbouwspot

Inbouwspot voor accentverlichting

- **Interact Ready versie: draadloze sturing middels Interact Pro app en dashboard**
- Hoogwaardige materialen voor decoratieve toepassingen en speciale **verblindingsvrije optiek**
- **Flikkervrije** armatuur met krachtige driver
- **Dimbaar** met breed scala aan wanddimmers
- Meerdere randen beschikbaar in wit, aluminium en zwart
- Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



Makkelijke installatie



Modulair product met veel verschillende randontwerpen

Verkrijgbaar in drie lichtniveaus:

- 650lm
- 900lm
- 1200lm

CoreLine SlimDownlight

De ultradunne downlight voor algemene verlichtingstoepassingen met een beperkte inbouwhoogte

- **Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro app en dashboard**
- Uniform "lichtoppervlak" downlight oplossing
- Producthoogte van minder dan 50 mm
- Inbouw- en opbouwversie verkrijgbaar
- Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
- **Levensduur: 50.000 uur bij L70**



interact
ready.



Makkelijke installatie



Opbouwversies verkrijgbaar in 150 en 200 diameter

Drie maten en lichtopbrengsten verkrijgbaar:

- Ø 68 mm/650lm
- Ø 150 mm/1100lm
- Ø 200 mm/2100lm

Aanbevolen armaturen voor

Buiten-verlichting

- ✓ De beleving verbeteren
- ✓ Klanten engageren
- ✓ Duurzaamheid verbeteren
- ✓ Activiteiten optimaliseren

CoreLine Bollard

Professionele lichtzuil die 's nachts begeleiding biedt en dankzij het discrete ontwerp goed past in de meeste stadslandschappen, zoals parken, pleinen en speeltuinen.

- Comfortabel licht
- Makkelijk te installeren



Verkrijgbaar met symmetrische of asymmetrische optiek en grondstuk accessoire

- 1000 lm lichtopbrengst
- 1 m hoog
- IP65 / IK10

Verkrijgbaar in **warm wit** en **neutraal wit**

CoreLine Malaga

Ontworpen voor algemene weg-, straat- en residentiële toepassingen

- Betrouwbare kwaliteit: behuizing van gietaluminium en gehard vlak glas
- Onderhoudbaar, driver kan worden vervangen
- IP65 en IK08 zorgen voor een duurzame werking



Verkrijgbaar met **twee optieken** (DM en DW) en **twee formaten**

Gemakkelijk rendement op de investering. De investering in de armatuur is al terugverdiend door de besparing van lampwissels die nodig zijn voor SON-T lamparmaturen.

Een energiebesparing van 50 % vermindert de jaarlijkse exploitatiekosten van de installatie. Verkrijgbaar in 3700 lm, 5500 lm, 7500 lm, 7500 lm en 11000 lm



CoreLine Tempo

Professionele schijnwerper voor algemene buitenverlichting, ideaal voor sportfaciliteiten, parkeerplaatsen en industrieterreinen

- Vervanging van conventionele schijnwerpers tot 400 Watt
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- U-vormige universele montagebeugel en externe 3-polige IP68-connector voor eenvoudige aansluiting
- Betrouwbare kwaliteit: behuizing van gietaluminium garandeert robuustheid, trillingsbestendigheid en bescherming tegen windkracht



Product verkrijgbaar in 4 types

- [CoreLine Tempo klein](#)
BVP110
- [CoreLine Tempo medium](#)
BVP125
- [CoreLine Tempo groot](#)
BVP130
- [CoreLine Tempo extra groot](#)
BVP140

**Kustbestendige
behandeling en
zwembadbe-
scherming zijn
beschikbaar**

Overzicht van CoreLine-producten

CoreLine-inbouwarmatuur




50.000 uur
L75



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22	2700	4000	IP44	34812000
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC		2700	4000	IP44	34810600
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23	2700	3000	IP44	34816800
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC		2700	3000	IP44	34814400
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5	2700	4000	IP44	34837300
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC		2700	4000	IP44	34822900
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5	2700	4000	IP44	34826700
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC		2700	4000	IP44	34825000
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27	2700	4000	IP44	34824300
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC		2700	4000	IP44	34823600
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5	2700	3000	IP44	34797000
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC		2700	3000	IP44	34795600
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5	2700	3000	IP44	34803800
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC		2700	3000	IP44	34801400
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34835900
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34828100
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34833500
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		2700	4000	IP44	34827400
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC		3700	4000	IP44	34830400
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC		3700	4000	IP44	34829800
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5	3700	3000	IP44	34815100
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC		3700	3000	IP44	34813700
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC		3700	4000	IP44	34811300
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC		3700	4000	IP44	34804500
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	32	3700	4000	IP44	34845800
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC		2700	3000	IP44	34839700
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34	2700	3000	IP44	34841000
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC		3700	3000	IP44	34796300
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC		3700	3000	IP44	34794900
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC		3700	4000	IP44	34818200
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34.5	3700	4000	IP44	34817500
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC		3700	3000	IP44	34832800
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	35	3700	3000	IP44	34831100
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC		3700	3000	IP44	34843400
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC		3700	4000	IP44	34838000
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35.4	3700	4000	IP44	34821200
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC		3700	4000	IP20/44	99655300
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35.5	3700	4000	IP20/44	99652200
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC		3700	3000	IP44	34802100
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3700	3000	IP44	34800700
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34836600
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC		3700	4000	IP44	34799400
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC		3700	4000	IP44	34798700
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC		3700	4000	IP44	34850200

CoreLine-inbouwarmatuur - vervolg



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38	3700	3000	IP44	34840300
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34834200
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34819900
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39	3700	3000	IP44	34842700
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		3700	4000	IP44	34820500

CoreLine-inbouwarmatuur – accessoires




Producttype	EOC-code
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	98722300
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	98724700

CoreLine Panel - niet volgens kantoor normen (NOC)



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	29	3600	4000	IP20/44	36035500
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC		3600	4000	IP20/44	36038600
RC133V G4 LED34S/830 PSU W62L62 NOC		3400	3000	IP20/44	36039300
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC		3400	3000	IP20/44	36036200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	34.5	3600	4000	IP20/44	36040900
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC		4300	4000	IP20/44	36037900

CoreLine Panel - volgens kantoor normen (OC)



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC	29	3600	4000	IP20/44	36048500
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC		3400	3000	IP20/44	36052200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC		3600	4000	IP20/44	36044700
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC		3600	4000	IP20/44	36043000
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC		3400	3000	IP20/44	36046100
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)		3600	4000	IP20/44	36053900
RC133V G4 LED34S/830 PSD W62L62 OC		3400	3000	IP20/44	36049200
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC		3400	3000	IP20/44	36042300
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC		3600	4000	IP20/44	36045400
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC		3600	4000	IP20/44	36041600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC		3600	4000	IP20/44	36051500

CoreLine Panel - volgens kantoornormen (OC) - vervolg



50.000 uur
L80



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	30 ~ 35	3400, 3600, 4000, 4300	3000 and 4000	IP20/44	36054600
RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC		3400, 3600, 4000, 4300	3000 and 4000	IP20/44	36055300
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC		3400, 3600, 4000, 4300	3000 and 4000	IP20/44	36056000
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)E	32	3600	4000	IP20/44	96722200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96714700
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96711600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96715400
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3		3600	4000	IP20/44	96710900
RC133V G4 LED43S/840 PSD W62L62 OC	34.5	4300	4000	IP20/44	36050800
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC		4300	4000	IP20/44	36047800
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	37	4300	4000	IP20/44	96719200

CoreLine Panel - accessoires



1 PACK

Producttype	EOC code
RC132Z SC - veiligheidskabel	36268799
RC132Z SME-3 WH-pendelset voor 3 draden voor PSU-armatuur	36270099
RC132Z SME-4 WH-pendelset met 4 draden voor PSD-armaturen (dali)	36271799
RC132Z SMB W60L60 Opbouwmontagebeugel	07330899
RC133Z SMB W62L62 Opbouwmontagebeugel	07331599
RC132Z SMB W30L120 Opbouwmontagebeugel	07332299
RC132Z SMB-PLC Stucwerkplafondbeugel	36269499

CoreLine-opbouwarmatuur - niet volgens kantoornormen (NOC)




50.000 uur
L75



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5	2700	4000	IP20	34877900
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC		2700	4000	IP20	34878600
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	2700	4000	IP20	34875500
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC		2700	4000	IP20	34876200
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5	2700	3000	IP20	34852600
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC		2700	3000	IP20	34854000
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5	2700	3000	IP20	34858800
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC		2700	3000	IP20	34860100
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5	2700	4000	IP20	34879300
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2700	4000	IP20	34880900
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	32	2700	4000	IP20	34885400
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		2700	4000	IP20	34887800
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32	2700	3000	IP20	34891500

CoreLine-opbouwarmatuur - niet volgens kantoor normen (NOC) - vervolg



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34	3700	3000	IP20	34851900
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC		3700	3000	IP20	34853300
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC		3700	4000	IP20	34869400
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC		3700	4000	IP20	34870000
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		2700	3000	IP20	34893900
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5	3700	4000	IP20	34855700
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC		3700	4000	IP20	34856400
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3700	3000	IP20	34857100
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC		3700	3000	IP20	34859500
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	38	3700	4000	IP20	34888500
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3700	4000	IP20	34871700
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC		3700	4000	IP20	34886100
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC		3700	3000	IP20	34892200
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39	3700	4000	IP20	34872400
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		3700	3000	IP20	34894600

CoreLine-opbouwarmatuur - volgens kantoor normen (OC)



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22	2700	4000	IP20	34862500
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC		2700	4000	IP20	34864900
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23	2700	3000	IP20	34866300
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC		2700	3000	IP20	34868700
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5	2700	4000	IP20	34874800
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		2700	4000	IP20	34889200
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5	3700	4000	IP20	34881600
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC		3700	4000	IP20	34882300
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5	3700	4000	IP20	34861800
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC		3700	4000	IP20	34863200
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC		3700	3000	IP20	34865600
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC		3700	3000	IP20	34867000
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5	3700	3000	IP20	34883000
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC		3700	3000	IP20	34884700
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35	3700	4000	IP20	34873100
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		3700	4000	IP20	34890800

CoreLine-opbouwarmatuur - accessoires



Producttype	IP-classificatie	EOC code
SM134Z SME-3	IP20	34897700
SM134Z SME-5	IP20	34895300
SM134Z SMS	IP20	34896000

CoreLine-armatuur voor wandmontage



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1200	3000	IP65	38778599
WL130V LED12S/840 PSU WH		1200	4000	IP65	38779299
WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH		1200	3000	IP65	40268600
WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH		1200	3000	IP65	40282200
WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH		1200	4000	IP65	40269300
WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH		1200	4000	IP65	40283900
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1200	3000	IP65	38792199
WL131V LED12S/840 PSED WH		1200	4000	IP65	38793899
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1200	3000	IP65	38786099
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1200	4000	IP65	38787799
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1200	3000	IP65	38792199
WL131V LED12S/840 PSED WH		1200	4000	IP65	38793899
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1200	3000	IP65	38786099
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1200	4000	IP65	38787799
WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2000	3000	IP65	38780899
WL130V LED20S/840 PSU WH		2000	4000	IP65	38781599
WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH		2000	3000	IP65	40270900
WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH		2000	3000	IP65	40284600
WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH		2000	4000	IP65	40271600
WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH		2000	4000	IP65	40285300
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23	2000	3000	IP65	38782299
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH		2000	4000	IP65	38783999
WL131V LED20S/830 PSED WH		2000	3000	IP65	38794599
WL131V LED20S/840 PSED WH		2000	4000	IP65	38795299
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25	2000	3000	IP65	38788499
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH		2000	4000	IP65	38789199
WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36	3400	3000	IP65	40274700
WL131V LED34S/830 PSED WH		3400	3000	IP65	40272300
WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH		3400	3000	IP65	40286000
WL131V LED34S/830 PSU WH		3400	3000	IP65	38784699
WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH		3400	4000	IP65	40275400
WL131V LED34S/840 PSED WH		3400	4000	IP65	40273000
WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH		3400	4000	IP65	40287700
WL131V LED34S/840 PSU WH		3400	4000	IP65	38785399
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38	2000	3000	IP65	38790799
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH		2000	4000	IP65	38791499

CoreLine waterdicht



IK08 | 5 J, beschermd
tegen vandalisme



L75 at
50000h



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15	1900	4000	IP65	84045900
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600		1800	4000	IP65	34976399
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16	1900	4000	IP65	96244900
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		1900	4000	IP65	88306800
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20.5	2700	4000	IP65	84046600
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200		2500	4000	IP65	34977099

IK08 | 5 J, beschermd
tegen vandalisme50.000 uur
L75

1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP- classificatie	EOC code
	W	lm	K		
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21	2700	4000	IP65	91685800
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200		2700	4000	IP65	96249400
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22	2700	4000	IP65	96248700
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		2700	4000	IP65	88307500
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500		3400	4000	IP65	84047300
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3	3100	4000	IP65	34978799
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		3400	4000	IP65	88308200
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25.5	3400	4000	IP65	91686500
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26	2700	4000	IP65	85418000
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500		3400	4000	IP65	96268500
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26.5	3400	4000	IP65	96267800
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27	2700	4000	IP65	88311200
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU ELB3 L1200	28	2700	4000	IP65	96251700
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200		4000	4000	IP65	84048000
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6	3700	4000	IP65	34979499
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		4000	4000	IP65	16317400
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200		4000	4000	IP65	16316700
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30	4000	4000	IP65	88309900
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200		4000	4000	IP65	91687200
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30.5	3400	4000	IP65	85420300
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30.5	3400	4000	IP65	88313600
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200		4000	4000	IP65	96257900
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	31	4000	4000	IP65	96256200
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	31.5	3400	4000	IP65	96271500
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		4000	4000	IP65	88312900
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	35	4000	4000	IP65	85419700
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	36	4000	4000	IP65	96263000
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500		6000	4000	IP65	84049700
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9	5700	4000	IP65	34980099
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500		6000	4000	IP65	16318100
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		6000	4000	IP65	16319800
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	45	6000	4000	IP65	91688900
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		6000	4000	IP65	88310500
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500		6000	4000	IP65	96275300
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	46	6000	4000	IP65	96276000
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	50	6000	4000	IP65	85421000
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500		6000	4000	IP65	96282100
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	51	6000	4000	IP65	88314300
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500		8000	4000	IP65	40928900
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1	7500	4000	IP65	34981799
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		8000	4000	IP65	40930200
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61	8000	4000	IP65	40929600
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		8000	4000	IP65	96286900
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	66	8000	4000	IP65	40931900

CoreLine slim downlight



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP- classificatie	EOC code
	W	lm	K		
Coreline SlimDownlight inbouw					
DN145B LED6S/830 PSU II WH	6.5	650	3000	IP20/44	33945099
DN145B LED6S/840 PSU II WH		650	4000	IP20/44	33946799
DN145B LED10S/830 PSU II WH	11	1100	3000	IP20/44	33947499
DN145B LED10S/840 PSU II WH		1100	4000	IP20/44	33948199
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1100	3000	IP20/44	96100899
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH		1100	4000	IP20/44	96101599
DN145B LED20S/830 PSU II WH	21	2100	3000	IP20/44	33949899
DN145B LED20S/840 PSU II WH		2100	4000	IP20/44	33950499
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5	2100	3000	IP20/44	96102299
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH		2100	4000	IP20/44	96103999
DN145B LED20S/830 IA1 WH	22.5	2100	3000	IP20/44	96098899
DN145B LED20S/840 IA1 WH		2100	4000	IP20/44	96099599
Coreline SlimDownlight opbouw					
DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1100	3000	IP44	33951199
DN145C LED10S/840 PSU II WH		1100	4000	IP44	33952899
DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2100	3000	IP44	33953599
DN145C LED20S/840 PSU II WH		2100	4000	IP44	33954299

CoreLine downlight



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9.5	1100	3000	IP20/54	32604700
DN140B LED10S/830 PSU C PI6		1100	3000	IP20	32588000
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6		1100	3000	IP20/54	32596500
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6		1100	3000	IP20	32580400
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6		1100	4000	IP20/54	32605400
DN140B LED10S/840 PSU C PI6		1100	4000	IP20	32589700
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6		1100	4000	IP20/54	32597200
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6		1100	4000	IP20	32581100
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11.5	1100	3000	IP20/54	32606100
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54		1100	3000	IP20/54	32598900
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54		1100	4000	IP20/54	32607800
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54		1100	4000	IP20/54	32599600
DN140B LED10S/830 PSD-E WR		1100	3000	IP20	32582800
DN140B LED10S/840 PSD-E WR		1100	4000	IP20	32583500
DN140B LED10S/830 PSD-E C		1100	3000	IP20	32590300
DN140B LED10S/840 PSD-E C		1100	4000	IP20	32591000
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	14.5	1100	4000	IP20	32836200
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		1100	3000	IP20	32835500
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3		1100	3000	IP20	32831700
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3		1100	4000	IP20	32832400
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19	2200	3000	IP20/54	32608500
DN140B LED20S/830 PSU C PI6		2200	3000	IP20	32592700
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6		2200	3000	IP20/54	32600900
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6		2200	3000	IP20	32584200
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6		2200	4000	IP20/54	32609200
DN140B LED20S/840 PSU C PI6		2200	4000	IP20	32593400

CoreLine downlight – vervolg



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	K		
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19	2200	4000	IP20/54	32601600
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6		2200	4000	IP20	32585900
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	20.5	2200	3000	IP20/54	32610800
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54		2200	3000	IP20/54	32602300
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54		2200	4000	IP20/54	32611500
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54		2200	4000	IP20/54	32603000
DN140B LED20S/830 PSD-E WR		2200	3000	IP20	32586600
DN140B LED20S/840 PSD-E WR		2200	4000	IP20	32587300
DN140B LED20S/830 PSD-E C		2200	3000	IP20	32594100
DN140B LED20S/840 PSD-E C		2200	4000	IP20	32595800
DN140B LED20S/830 WR IA1		2200	3000	IP20	32612200
DN140B LED20S/840 WR IA1		2200	4000	IP20	32613900
DN140B LED20S/830 C IA1	22	2200	3000	IP20	32614600
DN140B LED20S/840 C IA1		2200	4000	IP20	32615300
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	23.5	2200	3000	IP20	32837900
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3		2200	3000	IP20	32833100
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3		2200	4000	IP20	32838600
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3		2200	4000	IP20	32834800
DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	25	2200	3000	IP20	32839300
DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1		2200	4000	IP20	32840900
DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1		2200	3000	IP20	32841600
DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1		2200	4000	IP20	32842300

CoreLine-inbouwspot



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	650	2700	IP65	38287299
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	2700	IP65	38277399
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	3000	IP65	38288999
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	3000	IP65	38278099
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	4000	IP65	38289699
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	4000	IP65	38279799
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU		650	2700	IP44	38290299
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	2700	IP44	38280399
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	3000	IP44	38291999
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	3000	IP44	38281099
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	4000	IP44	38292699
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	4000	IP44	38282799
RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR		650	2700	IP44	38417399
RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR		650	3000	IP44	38418099
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	11	900	3000	IP65	38293399
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	3000	IP65	38285899
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU		900	4000	IP65	38294099
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	4000	IP65	38286599
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	3000	IP44	38283499
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	4000	IP44	38284199

CoreLine-inbouwspot - vervolg



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	15	1200	3000	IP65	38423499
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1200	3000	IP65	38421099
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU		1200	4000	IP65	38424199
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1200	4000	IP65	38422799
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1200	3000	IP44	38419799
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1200	4000	IP44	38420399

CoreLine-inbouwspot - accessoires



1 PACK

Producttype	IP-classificatie	EOC code
1 Gridlight		
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH	IP20	38832499
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH	IP20	38834899
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH	IP20	38833199
2 LED-module		
RS140Z MODULE LED6-32-/827		38295799
RS140Z MODULE LED9-32-/830		38296499
RS140Z MODULE LED6-32-/840		38297199
RS140Z MODULE LED6-32-/830		38298899
RS140Z MODULE LED9-32-/840		38299599
3 Ronde sierrand zwart		
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK		38448799
4 Vierkante sierrand wit		
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH		38456299
5 Vierkante sierrand aluminium		
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU		38458699
6 Vierkant darklight		
RS140Z CFRM SQR-FIX Darklight		38508899

CoreLine-projector



L70 at
50000h



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2200	3000	IP20	79067799
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK		2200	4000	IP20	79068499
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH		2200	3000	IP20	79069199
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH		2200	4000	IP20	79070799
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK		2200	3000	IP20	79071499
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH		2200	3000	IP20	79073899
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK		2200	4000	IP20	79072199
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH		2200	4000	IP20	79074599

CoreLine-lichtzuil



50.000 uur
L70



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	12	1000	4000	IP65	38378700
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043		1000	3000	IP65	38377000
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	13	1000	4000	IP65	38376300
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043		1000	3000	IP65	38375600

CoreLine-lichtzuil - accessoires



1 PACK

Producttype	EOC code
ZCP150 ANB L500	38379400

CoreLine Highbay



50.000 uur
L80



1 PACK

Producttype	LED	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC code
	W	lm	K		
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	69	10000	4000	IP65	33571100
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB		10000	4000	IP65	33570400
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB		10000	6500	IP65	33567400
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB		10000	6500	IP65	33566700
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	73	10000	4000	IP65	33702900
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB		10000	4000	IP65	33703600
BY120P G4 LED100S/865 PSD NB		10000	6500	IP65	33704300
BY120P G4 LED100S/865 PSD WB		10000	6500	IP65	33705000
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	138	20000	4000	IP65	33569800
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB		20000	4000	IP65	33568100
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB		20000	6500	IP65	33565000
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB		20000	6500	IP65	33564300
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	146	20000	4000	IP65	33698500
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB		20000	4000	IP65	33699200
BY121P G4 LED200S/865 PSD NB		20000	6500	IP65	33700500
BY121P G4 LED200S/865 PSD WB		20000	6500	IP65	33701200
BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	172	25000	4000	IP65	33664000
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB		25000	4000	IP65	33665700
BY122P G4 LED250S/865 PSU NB		25000	6500	IP65	33666400
BY122P G4 LED250S/865 PSU WB		25000	6500	IP65	33667100
BY122P G4 LED250S/840 PSD NB	183	25000	4000	IP65	33879800
BY122P G4 LED250S/840 PSD WB		25000	4000	IP65	33880400
BY122P G4 LED250S/865 PSD NB		25000	6500	IP65	33881100
BY122P G4 LED250S/865 PSD WB		25000	6500	IP65	33882800

CoreLine batten



L70 at
50000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17	2000	3000	IP20	911401897080
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600		2200	4000	IP20	911401896980
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	18	2300	3000	IP20	911401897280
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200		2500	4000	IP20	911401897180
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31	3800	3000	IP20	911401897480
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200		4100	4000	IP20	911401897380
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49	6000	3000	IP20	911401897680
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200		6400	4000	IP20	911401897580
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25.5	3200	3000	IP20	911401897880
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500		3500	4000	IP20	911401897780
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40	4800	3000	IP20	911401898080
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500		5200	4000	IP20	911401897980
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	59	7400	3000	IP20	911401898280
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500		8000	4000	IP20	911401898180
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	49	6000	3000	IP20	911401898480
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800		6400	4000	IP20	911401898380
BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	75	9400	3000	IP20	911401898680
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800		10000	4000	IP20	911401898580

CoreLine trunking



L80 at
50000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	32	4500	4000	IP20	88203900
LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH		4500	4000	IP20	88140700
LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	32	4500	4000	IP20	88183400
LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH		7500	4000	IP20	38102100
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	32	7600	3000	IP20	38169400
LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH		8000	4000	IP20	38155700
LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	32	8000	4000	IP20	38137300
LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH		8000	4000	IP20	38124300
LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	32	8000	4000	IP20	38120500
LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38144100
LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	32	8000	4000	IP20	38092500
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH		8000	4000	IP20	38145800
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	54	8000	4000	IP20	38171700
LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38176200
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	54	8000	4000	IP20	38157100
LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38079600
LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	54	8000	4000	IP20	38083300
LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38078900
LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	54	8000	6500	IP20	38160100
LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38146500
LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	32	7600	3000	IP20	38173100
LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH		7600	3000	IP20	38118200

CoreLine trunking – Continued



L80 at
50000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	56	7600	3000	IP20	38162500
LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38165600
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38188500
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38167000
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38123600
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	64	9000	4000	IP20	88204600
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		9000	4000	IP20	88190200
LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH		9000	4000	IP20	88141400
LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	108	16000	4000	IP20	38082600
LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT		16000	4000	IP20	38081900
LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH		16000	6500	IP20	38189200
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38087100
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W		16000	4000	IP20	38086400
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH		16000	4000	IP20	38088800
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH		16000	4000	IP20	38091800
LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH		16000	4000	IP20	38093200
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH		16000	4000	IP20	38095600
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH		16000	4000	IP20	38096300
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH		16000	4000	IP20	38097000
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38098700
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH		16000	4000	IP20	38099400
LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH		15200	3000	IP20	38104500
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38105200
LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH		16000	4000	IP20	38108300
LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH		16000	4000	IP20	38107600
LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH		15200	3000	IP20	38106900
LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH		15200	3000	IP20	38109000
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH		16000	4000	IP20	38112000
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	108	16000	4000	IP20	38110600
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38113700
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH		16000	4000	IP20	38117500
LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH		15200	3000	IP20	38115100
LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH		16000	4000	IP20	38119900
LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH		16000	4000	IP20	38129800
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH		16000	4000	IP20	38134200
LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38136600
LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38138000
LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH		15000	6500	IP20	38142700
LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	126	15200	3000	IP20	38140300
LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH		15200	3000	IP20	38151900
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH		16000	4000	IP20	38161800
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH		16000	4000	IP20	38168700
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH		16000	4000	IP20	38175500
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH		16000	4000	IP20	38179300
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC		16000	4000	IP20	38184700
LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH		15000	4000	IP20	98887900
LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH		15000	4000	IP20	98766700
LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH		15000	4000	IP20	98765000

CoreLine trunking – Accessories



1 PACK

Product Type	IP rating	EOC code
LL120Z CB WH (5PCS)	-	88161299
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	-	88146900
LL120Z SMB WH (5PCS)	-	88156899
LL121X 7 WH BC	IP20	88144500

CoreLine tempo – small



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP110 LED42/NW A	38	4200	4000	IP65	30635300
BVP110 LED42/NW S		4200	4000	IP65	30636000

CoreLine tempo – medium



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP125 LED80-4S/740 OFA52	63	8000	4000	IP66	45588000
BVP125 LED80-4S/740 S		8000	4000	IP66	45590300
BVP125 LED120-4S/740 OFA52	95	12000	4000	IP66	45587300
BVP125 LED120-4S/740 S		12000	4000	IP66	45589700

CoreLine tempo – large



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP130 LED160-4S/740 A	120	16000	4000	IP66	09641000
BVP130 LED160-4S/740 S		16000	4000	IP66	09644100
BVP130 LED210-4S/740 A	162	21000	4000	IP66	09640300
BVP130 LED210-4S/740 S		21000	4000	IP66	09643400
BVP130 LED260-4S/740 A	217	26000	4000	IP66	09639700
BVP130 LED260-4S/740 S		26000	4000	IP66	09642700

CoreLine tempo - X-large



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	4000	IP66	87280900
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31320	4000	IP66	87284700
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30600	4000	IP66	87288500
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31320	4000	IP66	87292200
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35280	4000	IP66	87279300
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36120	4000	IP66	87291500
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36120	4000	IP66	87283000
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35280	4000	IP66	87287800
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40320	4000	IP66	87278600
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40320	4000	IP66	87286100
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41280	4000	IP66	87282300
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9		41280	4000	IP66	87290800

CoreLine malaga



L70 at
70000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	4000	IP65	99815100
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	4000	IP65	99817500
BRP102 LED55/740 II DM		4600	4000	IP65	99818200
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	4000	IP65	99819900
BRP102 LED75/740 II DM		6133	4000	IP65	99820500
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	4000	IP65	99821200
BRP102 LED110/740 II DM		9006	4000	IP65	99822900

CoreLine malaga – Accessories



1 PACK

Product Type	EOC code
ZRP220 AD60/60 A5	62134100



©2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

philips.nl/coreline
philips.be/coreline