
PHILIPS

LED-verlichting

VAKMAN SCHAP INNOVATIE

Philips Lighting Catalogue app



Download nu de app voor **alle** verlichting

Productcatalogus

2022
april

Kies de juiste armatuur
Kies uit **Goed, Beter** of **Best**

VAKMAN SCHAP INNOVATIE

GOED
Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.
Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER
CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.
Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER
Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.
Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten. Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST
Specificatie producten*
Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl
** Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.*

	GOED	BETER		BEST
	Ledinaire	**CoreLine**	**CoreLine Interact Ready**	**Specificatie producten**
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elk project waar licht het verschil maakt	Slimme verlichting voor het MKB, werkt samen met Interact Pro	Naadloze aansluiting op uw specificatie
Lichtkwaliteit				
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood	Eindeloos / Op maat
Levensduur	35.000 - 50.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 100.000 uur
Garantie	3 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar of Service level agreement
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools	Persoonlijk

Beste relatie,

Alsjeblieft, hierbij de nieuwste editie van de productcatalogus, editie Voorjaar 2022, inclusief de belangrijkste specificaties, brutoprijzen en ordernummers. Hiermee vind je snel de allerbeste LED-verlichting voor jouw klus of klant.

Met deze catalogus maken wij het je extra makkelijk. Je vindt er een overzicht van de verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus binnen het Philips-portfolio. Zo heb je voor elke uitdaging de beste oplossing, en hou je rekening met aanschafprijs, voorraad en specificaties. Aan jou de keuze!

Welk product je ook kiest: je krijgt altijd vertrouwde Philips-kwaliteit.
Ons merk staat garant voor een snelle, probleemloze installatie, minder onderhoud, minder storingen en meer duurzaamheid. Zo doe jij jouw naam als verlichtingsexpert eer aan, keer op keer, bij elke klant weer.

Heb je vragen of heb je hulp nodig voor de beste keuze, neem dan contact op met onze Licht infodesk via telefoonnummer 040 275 00 90. Wij helpen je graag.

Wij wensen je goede zaken!



Lennart Sigterman
Commercieel directeur Trade Benelux

Productcatalogus – april 2022

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf 1 april 2022. Ga voor het volledige assortiment naar: **philips.nl/catalogue**.

Met de optie 'Aan- of afmelden catalogus' kun je aangeven of je de geprinte catalogus wel (2x per jaar) of niet meer wenst te ontvangen.

Vind sneller jouw product

Voor jouw gemak zijn in de tabellen de belangrijkste producten geel gemarkeerd.

Inhoudsopgave

Maxos fusion 5
- **Maxos fusion - armatuur** 6
- **Maxos fusion - trunk (bulkverpakking 20 stuks)** 7
- **Maxos fusion - trunk (stuksverpakking)** 7
- **Maxos fusion - montagebeugels** 8
- **Maxos fusion - koppelstukken** 8

Interact Ready 10
- **Wandschakelaar** 12
- **Aanwezigheids- en daglichtsensor** 12
- **CoreLine Panel - Non-Office compliant (NOC)** 12
- **CoreLine Panel** 13
- **CoreLine Opbouw** 13
- **CoreLine Inbouw** 13
- **CoreLine Downlight** 14
- **CoreLine SlimDownlight** 14
- **CoreLine Waterdicht** 14
- **CoreLine Wand** 15
- **CoreLine Highbay** 15
- **MasterConnect LEDtube EM/Mains T8** 15
- **MasterConnect LEDspot GU10** 16

CoreLine 17
- **CoreLine Panel** 18
- **CoreLine Inbouw** 19
- **CoreLine Opbouw** 20
- **CoreLine Downlight** 21
- **CoreLine SlimDownlight** 22
- **CoreLine Inbouwspot** 22
- **CoreLine Nood** 23
- **CoreLine Waterdicht** 24
- **CoreLine Highbay** 25
- **CoreLine Value Highbay** 25
- **CoreLine Montagebalk** 26
- **CoreLine Tempo - small** 27
- **CoreLine Tempo - medium** 27
- **CoreLine Tempo - large** 27
- **CoreLine Tempo X-Large** 28
- **CoreLine Malaga** 28
- **CoreLine Wand** 29
- **CoreLine FWC LED** 30
- **CoreLine Lichtlijn** 30

OccuSwitch 32
- **OccuSwitch** 32

Ledinaire 33
- **Ledinaire Paneel** 34
- **Ledinaire Wandmontage** 34
- **Ledinaire Portiekarmatuur** 35
- **Ledinaire Downlight** 35
- **Ledinaire SlimDownlight** 36
- **Ledinaire Waterdicht** 36
- **Ledinaire Montagebalk** 37
- **Ledinaire Highbay** 37
- **Ledinaire Spot - ClearAccent** 38
- **Ledinaire Schijnwerper** 38

LED-lampen
- **LEDspots & LEDcapsules** 39
- **LEDbulb & LEDcandle & LEDlustre** 46
- **LEDtubes** 54
- **TrueForce LED (vervangt HID)** 60

Snelkeuzelijst Maxos fusion 64

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 66

Goed om te weten
- **Lijst afkortingen** 68
- **Regelgeving Ecodesign en Energie-etikettering** 69
- **UV-C Desinfectie producten** 70
- **Subsidie of niet?** 72
- **Energielabel C voor kantoren** 73



In 2 minuten op de hoogte van de nieuwste producten

Maxos fusion


Klaar voor de toekomst

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen.



philips.nl/ maxosfusion

Maxos fusion **online configuratietool**



Snelle start


- Stap-voor-stap hulp via de wizard-modus
- Automatische configuratie op basis van vaste bezetting
- Optionele hulp bij aders selecteren
- Automatische herplaatsing bij conflict met koppelstuk

Blijf 'in control'

- Handmatig standaard-bezetting optimaliseren
- Zelf beugelafstanden instellen
- Configuratie samen-stellen met handige snelkeuzelijsten

Overzichtelijke output

- Heldere visualisatie van lijnconfiguraties
- Duidelijk materiaal-overzicht (BOM)



Maxos fusion - armatuur



Maxos fusion LL512X (1,15 m)



Maxos fusion LL523X (2,30 m)

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Tot L90 50.000 uur (standaard)
L70 100.000 uur (XT versie)
L80 100.000 uur (XA versie)

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21	3100	147		4000	IP20	24	38453400	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38447300	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38441100	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38429900	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH		2700	128		4000	IP20	24	38411400	170,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38420600	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH		2700	128		4000	IP20	24	38417600	170,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38426800	160,00	Link
1 LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36	5000	139		3500	IP20	24	98725400	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38454100	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38448000	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38442800	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38430500	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH		4300	119		4000	IP20	24	38412100	170,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38421300	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH		4300	119		4000	IP20	24	38418300	170,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38427500	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	41	5300	117		4000	IP20	24	38419000	170,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38456500	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38450300	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38444200	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38432900	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38438100	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH		5300	129		4000	IP20	24	38414500	315,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38423700	305,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	45	6100	135		4000	IP20	24	38461900	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38455800	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38449700	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38443500	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38431200	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38437400	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH		5300	117		4000	IP20	24	38413800	170,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38422000	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38428200	160,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	55	10000	183		4000	IP20	18	14506100	365,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA		10000	183		4000	IP20	18	15036200	365,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA		10000	183		4000	IP20	18	14512200	375,00	Link
2 LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68	12300	172		3000	IP20	18	14501600	365,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA		12300	180		4000	IP20	18	14502300	365,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA		12300	180		4000	IP20	18	14507800	365,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA		12300	180		4000	IP20	18	15037900	365,00	Link
2 LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71	10000	141		3500	IP20	18	98726100	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38463300	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38457200	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38451000	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38445900	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38433600	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38439800	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH		8600	121		4000	IP20	18	38415200	315,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH		10100	140		4000	IP20	18	38424400	305,00	Link

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89	12300	138		4000	IP20	18	38464000	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH		12300	138		4000	IP20	18	38458900	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH		12300	138		4000	IP20	18	38452700	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH		12300	138		4000	IP20	18	38446600	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH		12300	138		4000	IP20	18	38434300	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH		12300	138		4000	IP20	18	38440400	305,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH		10600	119		4000	IP20	18	38416900	315,00	Link
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH		12300	138		4000	IP20	18	38425100	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91	16000	175		4000	IP20	12	15038600	365,00	Link
LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125	16000	128		3000	IP20	12	44807300	305,00	Link
LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH		16000	128		3000	IP20	12	44808000	305,00	Link
LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH		16000	128		3000	IP20	12	44809700	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127	16000	128		4000	IP20	12	44804200	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH		16000	128		4000	IP20	12	44805900	305,00	Link
LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH		16000	128		4000	IP20	12	44806600	305,00	Link

Maxos fusion - trunk (bulkverpakking 20 stuks)



Maxos fusion - trunk

Ook beschikbaar in zilver en zwart

LL512T = 1,15 m
LL523T = 2,30 m
LL546T = 4,60 m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL512T 13 WH	IP20	39737499	87,00	Link
LL512T 9 WH	IP20	43447299	68,00	Link
LL523T 13 WH	IP20	39739899	124,00	Link
LL523T 9 WH	IP20	43448999	105,00	Link
LL546T 13 WH	IP20	39741199	173,00	Link
LL546T 9 WH	IP20	43449699	145,00	Link

Maxos fusion - trunk (stuksverpakking)



Maxos fusion - trunk

LL512T = 1,15 m
LL523T = 2,30 m
LL546T = 4,60 m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL523T 13 BK 1PCS	IP20	62509900	124,00	
LL523T 13 WH 1PCS	IP20	62505100	124,00	
LL523T 9 BK 1PCS	IP20	62508200	105,00	
LL523T 9 WH 1PCS	IP20	62504400	105,00	
LL546T 13 BK 1PCS	IP20	62511200	173,00	
LL546T 13 WH 1PCS	IP20	62507500	173,00	
LL546T 9 BK 1PCS	IP20	62510500	145,00	
LL546T 9 WH 1PCS	IP20	62506800	145,00	

Maxos fusion - basis accessoires



Maxos fusion - blindafdekking



Maxos fusion - electrisch aansluitblok



Maxos fusion - middenvoeding

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving*	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z BC L285 WH	98957999	11,00	Link
1 LL500Z BC L570 WH	98954899	11,00	Link
1 LL500Z BC L1150 WH	98951799	15,00	Link
1 LL500Z BC L2300 WH	38354400	10,30	Link
2 LL500Z 2xEP CU WH	37444399	22,70	Link
3 LL500Z CM L400 WH	38319300	41,20	Link
3 LL500Z CM L595 WH	38326100	46,30	Link

* LL500Z: IP20

Maxos fusion - montagebeugels



Maxos fusion - ophangbeugel met varkensstaart



Maxos fusion - pendel ophangbeugel voor montage met kabelgoot



Maxos fusion - pendel ophangbeugel



Maxos fusion - pendel ophangbeugel voor montage incl staaldraad



Maxos fusion - ophangbeugel voor systeemplafond bevestiging



Maxos fusion - ophangbeugel voor opbouw bevestiging



Maxos fusion LL500Z SPA-CD

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z CB-CH WH	37460399	12,50	Link
2 LL500Z CDS WH	37473399	22,00	Link
3 LL500Z MB-SW WH	37451199	12,40	Link
4 LL500Z MB-SW2 L5000 WH	37457399	22,70	Link
5 LL500Z PB WH	37454299	12,40	Link
6 LL500Z SMB WH	37448199	8,20	Link
7 LL500Z SPA-CD	37463499	10,30	Link

Maxos fusion - koppelstukken



Maxos fusion - trunk koppelstuk



Maxos fusion - trunk koppelstuk (hoek)



Maxos fusion - trunk koppelstuk (T-splitsing)



Maxos fusion - trunk koppelstuk (kruising)

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z CPE WH	38329200	15,00	Link
2 LL500Z CPL WH	98758200	129,00	
3 LL500Z CPT WH	98761200	125,00	
4 LL500Z CPX WH	98755100	190,00	

Maxos fusion - overige accessoires



Maxos fusion - staaldraad



Maxos fusion - kabelgoot

Ook beschikbaar in zilver en zwart


LL512Z = 1,15 m
LL523Z = 2,30 m
LL546Z = 4,60 m

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z SW2 L1250	37476499	10,30	Link
1 LL500Z SW2 L3000	37477199	10,30	Link
1 LL500Z SW2 L5000	37478899	12,40	Link
2 LL512Z CD WH	37464199	32,50	Link
2 LL523Z CD WH	37467299	40,00	Link
2 LL546Z CD WH	37470299	55,00	Link

Maxos fusion - elektrische accessoires



Maxos fusion - 3C track insert



Maxos fusion - basisplaat



Maxos fusion - stopcontact

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving*	Vochtbestendigheid IP waarde	EOC	Bruto	ECAT
			€	
1 LL500Z 3C WH	IP20	99830400	148,00	Link
2 LL500Z BA WH	IP20	99833500	32,50	Link
3 LL500Z MOD-DE WH	IP20	99836600	65,00	Link
3 LL500Z MOD-FR WH	IP20	99838000	65,00	Link

* MOD-DE: geaard stopcontact

MOD-FR WH: stopcontact met aardpin

Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro systeem brengt alle voordelen van een lichtmanagementsysteem voor het MKB, zonder complexe bekabeling en configuraties. Het werkt samen met Philips "Interact Ready" verlichting.
Het systeem bestaat uit drie levels:
1. Foundation: koppel slimme verlichting middels een app (zonder gateway)
2. Advanced: start of breid het systeem uit met een gateway voor o.a. aansturing op afstand en energierapportages,
3. Enterprise: integreer het systeem in een gebouw (vereist een gecertificeerde SI partner).

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met maximaal 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

www.interact-lighting.com/pro

Van slimme verlichting naar slim gebouw

Level 1
Begin eenvoudig en leg de fundamenten met alleen lichtpunten en een app!

Level 2
Upgrade met een gateway en profiteer van de voordelen en functionaliteiten van de cloud.

Level 3
Waardevolle data helpt om optimaal gebruik te maken van de kracht van IoT. (training en certificering benodigd)

interact


Interact Pro systeem



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

De Interact Pro draadloze gateway (DG) is de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem met de cloud via het internet. Dit zorgt voor extra functies.

Interact Pro - Gateway



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000	906,00	Link

Interact Ready

philips.nl/
interact-ready

Interact Ready verlichting en accessoires werken naadloos samen met het Interact Pro systeem.

Middels de Interact Pro app en dashboard kunnen werkruimten worden ingedeeld en is het gedrag van de verlichting eenvoudig in te stellen. Inmiddels zijn er 150 Interact Ready types beschikbaar. De specificatie armaturen zijn niet in deze catalogus vermeld. Totaal overzicht kan je vinden op philips.nl/interact-ready.

interact ready.

Kantoren



CoreLine Inbouw



CoreLine Downlight



CoreLine Opbouw



MasterConnect LEDspot GU10



CoreLine Panel



MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Industrie



CoreLine Highbay



CoreLine Waterdicht

Parkeerterreinen



CoreLine Waterdicht



CoreLine Wand

Winkels



CoreLine SlimDownlight

Componenten



Aanwezigheids- en daglichtsensor



Wandschakelaar

Wandschakelaar




Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	27380100	139,00	Link

Aanwezigheids- en daglichtsensor



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 IRT9090/00 Extended IR Programming Tool		74763500	85,20	
2 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	IP65	74542400	134,00	Link
3 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH (ind. daglichtregeling)	IP65	74545500	180,00	Link
4 OCC SENSOR IA CM IP42 WH	IP42	77752700	113,30	Link
5 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (ind. daglichtregeling)	IP42	77754100	159,60	Link

CoreLine Panel - Non-Office compliant (NOC)




	Productomschrijving*	LED	Lichtstroom	Efficiency	Dimbaar	Kleurtemp	Vochtbestendigheid	Prod./MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 NOC	29	3400	117	◔	3000	IP20/44	24	L80	97587600	170,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 NOC W3		3400	117	◔	3000	IP20/44	24	L80	97600200	185,00	Link
NIEUW	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC		3600	123	◔	4000	IP20/44	24	L80	97590600	200,00	Link
NIEUW	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC W3		3600	123	◔	4000	IP20/44	24	L80	97603300	215,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC		3600	123	◔	4000	IP20/44	24	L80	97586900	170,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC W3		3600	123	◔	4000	IP20/44	24	L80	97599900	185,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC	34.5	4300	125	◔	4000	IP20/44	24	L80	97597500	195,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC W3		4300	125	◔	4000	IP20/44	24	L80	97605700	210,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Panel - Office compliant (OC)




	Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC	4 x 18/14 W	29	3400	117		3000	IP20/44	24	L80	97589000	200,00	Link
NIEUW	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3600	123		4000	IP20/44	24	L80	97591300	230,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC	4 x 18/14 W		3600	123		4000	IP20/44	24	L80	97588300	200,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC			4300	125		4000	IP20/44	24	L80	97595100	225,00	Link
	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC W3			3400	117		3000	IP20/44	24	L80	97602600	215,00	Link
	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC W3	1 x 28/36/54 W		3600	123		4000	IP20/44	24	L80	97604000	245,00	Link
	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC W3	4 x 18/14 W		3600	123		4000	IP20/44	24	L80	97601900	215,00	Link
	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC W3		34.5	4300	125		4000	IP20/44	24	L80	97598200	240,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	31	4000	135		3000	IP20	24	L80	51506200	260,00	Link
NIEUW	1 SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3		4000	135		3000	IP20	24	L80	53242700	275,00	Link
NIEUW	2 SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC		4000	135		3000	IP20	24	L80	51508600	275,00	Link
NIEUW	1 SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC		4300	140		4000	IP20	24	L80	51507900	260,00	Link
NIEUW	1 SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3		4300	140		4000	IP20	24	L80	53243400	275,00	Link
NIEUW	2 SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC		4300	140		4000	IP20	24	L80	51509300	275,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)



	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31	4000	135		3000	IP20	24	L80	51504800	235,00	Link
NIEUW	1 RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3		4000	135		3000	IP20	24	L80	53239700	250,00	Link
NIEUW	2 RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC		4300	140		4000	IP20	24	L80	53238000	265,00	Link
NIEUW	2 RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3		4300	140		4000	IP20	24	L80	53241000	280,00	Link
NIEUW	1 RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC		4300	140		4000	IP20	24	L80	51505500	235,00	Link
NIEUW	1 RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3		4300	140		4000	IP20	24	L80	53240300	250,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Downlight


1


2

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN140B LED20S/830 WIA-E C	2 x 26 W	20.5	2200	107		3000	IP20	24	L70	97624800	129,00	Link
2 DN140B LED20S/830 WIA-E WR			2200	107		3000	IP20	24	L70	97625500	139,00	Link
1 DN140B LED20S/840 WIA-E C			2200	107		4000	IP20	24	L70	97626200	129,00	Link
2 DN140B LED20S/840 WIA-E WR			2200	107		4000	IP20	24	L70	97627900	139,00	Link
1 DN140B LED20S/830 WIA-E C ELB3		23.5	2200	94		3000	IP20	24	L70	97623100	309,00	Link
2 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3			2200	94		3000	IP20	24	L70	97622400	319,00	Link
1 DN140B LED20S/840 WIA-E C ELB3			2200	94		4000	IP20	24	L70	97621700	309,00	Link
2 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3			2200	94		4000	IP20	24	L70	97620000	319,00	Link

CoreLine SlimDownlight

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	2 x 18 W	13	1100	93		3000	IP20/44	24	L70	97638599	120,00	Link
DN145B LED10S/840 WIA-E WH			1100	93		4000	IP20/44	24	L70	97640899	120,00	Link
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 x 26 W	22.5	2100	93		3000	IP20/44	24	L70	97642299	135,00	Link
DN145B LED20S/840 WIA-E WH			2100	93		4000	IP20/44	24	L70	97644699	110,00	Link

CoreLine Waterdicht



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	26	4000	154		4000	IP65	22	L80	97576000	205,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200			4000	154		4000	IP65	22	L80	97580700	225,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200		29	4000	138		4000	IP65	22	L80	97577700	385,00	Link
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	2 x 58/49 W	45.5	6500	143		4000	IP65	22	L80	97578400	215,00	Link
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500			6500	143		4000	IP65	22	L80	97581400	235,00	Link
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500		48.5	6500	134		4000	IP65	22	L80	97579100	395,00	Link

CoreLine Wand



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL140V LED20S/830 WIA WH	2 x 26 W	22	2100	95	●	3000	IP65	24	80	97860000	170,00	Link
WL140V LED20S/840 WIA WH			2200	100	●	4000	IP65	24	80	97861700	170,00	Link
WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH		25	2100	84	●	3000	IP65	24	80	97876100	350,00	Link
WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	24	80	97877800	350,00	Link
WL140V LED34S/830 WIA WH	2 x 36 W	35.5	3350	94	●	3000	IP65	24	80	97862400	190,00	Link
WL140V LED34S/840 WIA WH			3400	95	●	4000	IP65	24	80	97863100	190,00	Link
WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH		38.5	3350	87	●	3000	IP65	24	80	97878500	370,00	Link
WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	24	80	97879200	370,00	Link

CoreLine Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G4 LED100S/840 SRD NB H4	250 W HPL	73	10500	144	●	4000	IP65	12	L80	52704100	585,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 SRD WB H4			10500	144	●	4000	IP65	12	L80	52706500	585,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4	400 W HPL / 250 W HPI	145	20500	140	●	4000	IP65	12	L80	52705800	685,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 SRD WB H4			20500	140	●	4000	IP65	12	L80	52707200	685,00	Link
BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4	400 W HPI / 250 W SON	183	25500	139	●	4000	IP65	8	L80	52703400	895,00	Link
BY122P G4 LED250S/840 SRD WB H4			25500	139	●	4000	IP65	8	L80	52708900	895,00	Link

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8





G13

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K		€	
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	18	7	1050	150	●	4000	71748300	45,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8			1050	150	●	6500	71750600	45,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	156	●	4000	66970600	50,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8			2500	156	●	6500	66972000	50,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	58	25	3700	148	●	4000	66976800	60,00	Link
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8			3700	148	●	6500	66978200	60,00	Link

Deze buis werkt ALLEEN in armaturen met EM/MAINS ballast

MasterConnect LEDspot GU10



GU10

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K		€	
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50	4,7	345	73	●	2700	69392300	30,00	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D			345	73	●	3000	69394700	30,00	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D			345	73	●	4000	69396100	30,00	Link


CoreLine

philips.nl/
coreline

Voor elk project waar licht het verschil maakt

CoreLine LED-armaturen zijn stijlvolle en energiebesparende armaturen, ontworpen voor 1-op-1 vervanging. Haal de oude armatuur eruit en plaats de nieuwe CoreLine LED-armatuur erin. Zo simpel is het. Inmiddels zijn er meer dan 150 Interact Ready types beschikbaar.

Kantoren



CoreLine Inbouw



CoreLine Opbouw



CoreLine Panel



CoreLine Downlight

Industrie



CoreLine Highbay



CoreLine Waterdicht



CoreLine Lichtlijn



CoreLine Montagebalk

Parkeergarages



CoreLine Waterdicht



CoreLine Wand

Winkels



CoreLine Inbouwspot



CoreLine SlimDownlight

Outdoor



CoreLine Malaga



CoreLine Tempo

Maak snel online een lichtberekening via deze link **www.philips.nl/corelinetool** en ontdek in enkele minuten welke en hoeveel CoreLine LED-armaturen je nodig hebt voor jouw project.

CoreLine Panel - Office compliant (OC)

	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	4 x 18/14 W	29	3400	117	✗	3000	IP20/44	40	L80	36042300	135,00	Link
NIEUW	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC W5			3600	123	●	4000	IP20/44	30	L80	96734500	180,00	Link
NIEUW	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC			3600	123	✗	4000	IP20/44	40	L80	36041600	135,00	Link
	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3400	117	●	3000	IP20/44	30	L80	36052200	195,00	Link
	RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3400	117	●	3000	IP20/44	30	L80	36046100	165,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3600	123	●	4000	IP20/44	30	L80	36051500	195,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	30	L80	36045400	165,00	Link
NIEUW	RC132V G4 LED36_43S/830840PSUW30L120OCW3	1 x 28/36/54 W	30 35	4300	125	✗	3000-4000	IP20/44	18	L80	96738300	210,00	Link
NIEUW	RC132V G4 LED36_43S/830_840PSUW60L60OCW3	4 x 18/14 W		4300	125	✗	3000-4000	IP20/44	18	L80	96742000	180,00	Link
	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC			4300	125	✗	3000-4000	IP20/44	18	L80	36054600	165,00	Link
	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	1 x 28/36/54 W		4300	125	✗	3000-4000	IP20/44	18	L80	36056000	195,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3		33	3600	123	●	4000	IP20/44	24	L80	96715400	395,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	24	L80	96710900	365,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	1 x 28/36/54 W		3600	123	✗	4000	IP20/44	65	L80	96714700	370,00	Link
	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	✗	4000	IP20/44	65	L80	96711600	335,00	Link
	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC		34.5	4300	125	●	4000	IP20/44	30	L80	36047800	190,00	Link
	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3		37	4300	125	●	4000	IP20/44	24	L80	96719200	390,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Panel - Non-Office compliant (NOC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	29	3400	117	✗	3000	IP20/44	40	L80	36036200	105,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	1 x 28/36/54 W		3600	123	✗	4000	IP20/44	40	L80	36040900	135,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3600	123	✗	4000	IP20/44	40	L80	36035500	105,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC		34.5	4300	125	✗	4000	IP20/44	40	L80	36037900	130,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw / Opbouw / Panel accessoires



Opbouwrand

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 RC132Z SC	36268799	6,00	Link
2 RC132Z SMB W30L120	07332299	35,00	Link
3 RC132Z SME-4 WH	36271799	59,00	Link

CoreLine Inbouw / Opbouw / Panel accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 RC132Z SMB W60L60	07330899	35,00	Link
2 RC132Z SMB-PLC	36269499	6,50	Link
3 RC132Z SME-3 WH	36270099	55,00	Link

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51222100	220,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51220700	190,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5			2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51228300	205,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51223800	220,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51221400	190,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51229000	205,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC			3100-3700-4300	140	⊠	4000	IP20/44	35	L80	51218400	160,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3			3100-3700-4300	140	⊠	4000	IP20/44	35	L80	51226900	175,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	1 x 28/36/54 W	25 29 34	2800-3400-4000	118	●	3000	IP20/44	30	L80	97551700	400,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3			3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97552400	400,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97548700	370,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5			3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97563000	385,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3W3			3100-3700-4300	126	⊠	4000	IP20/44	35	L80	97564700	355,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Non-Office compliant (NOC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	⊠	3000	IP20/44	35	L80	51216000	130,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3			2800-3400-4000	130	⊠	3000	IP20/44	35	L80	51224500	145,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51219100	160,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51227600	175,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC			3100-3700-4300	140	⊠	4000	IP20/44	35	L80	51217700	130,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3			3100-3700-4300	140	⊠	4000	IP20/44	35	L80	51225200	145,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3		25 29 34	3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97550000	340,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3			3100-3700-4300	126	⊠	4000	IP20/44	35	L80	97549400	310,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	1 x 28/36/54 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	◔	3000	IP20/44	30	L80	51234400	250,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5			2800-3400-4000	130	◔	3000	IP20/44	30	L80	97560900	265,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC			2800-3400-4000	130	◔	3000	IP20/44	30	L80	51239900	265,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC			3100-3700-4300	140	◔	4000	IP20/44	30	L80	51235100	250,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5			3100-3700-4300	140	◔	4000	IP20/44	30	L80	97557900	265,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC			3100-3700-4300	140	◔	4000	IP20/44	30	L80	51240500	265,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51232000	220,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	97561600	235,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51238200	235,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3		25 29 34	3100-3700-4300	126	◔	4000	IP20/44	30	L80	97554800	430,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3			3100-3700-4300	126	◔	4000	IP20/44	30	L80	97555500	445,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5			3100-3700-4300	126	◔	4000	IP20/44	30	L80	97565400	445,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3			3100-3700-4300	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97566100	415,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 28/36/54 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	51230600	190,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3			2800-3400-4000	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	97559300	205,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC			2800-3400-4000	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	51236800	205,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC			3100-3700-4300	140	◔	4000	IP20/44	30	L80	51233700	220,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5			3100-3700-4300	140	◔	4000	IP20/44	30	L80	97562300	235,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51231300	190,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	97558600	205,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51237500	205,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3		25 29 34	3100-3700-4300	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97553100	370,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3			3100-3700-4300	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97556200	385,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)



1 Hoogglanzende spiegel

2 Witte reflector

Op zoek naar een specifieke gatmaat? Bestel dan de perfecte pasvorm met de PerfectFit configurator: jij bepaalt de specificatie en wij printen hem op maat. Dus geen zoekwerk en gedoe met pasringen meer. Ga naar philips.nl/perfectfit

Gatmaat DN140
10S = 150 mm
20S = 200 mm

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 18 W	9.5	1100	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32604700	102,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSU C PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	L70	32588000	82,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32596500	112,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	L70	32580400	92,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32605400	102,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	L70	32589700	82,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32597200	112,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	L70	32581100	92,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR		11.5	1100	96	●	3000	IP20	24	L70	32582800	132,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C			1100	96	●	3000	IP20	24	L70	32590300	122,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	32606100	142,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	32598900	152,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	32583500	132,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	32591000	122,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	32607800	142,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	32599600	152,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		14.5	1100	76	●	3000	IP20	24	L70	32835500	302,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	3000	IP20	24	L70	32831700	312,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	32836200	302,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	32832400	312,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 26 W	19	2200	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32608500	119,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	L70	32592700	99,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32600900	129,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	L70	32584200	109,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32609200	119,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	L70	32593400	99,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32601600	129,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	L70	32585900	109,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR		20.5	2200	107	●	3000	IP20	24	L70	32586600	149,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	32594100	139,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	32610800	159,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	32602300	169,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	32587300	149,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	32595800	139,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	32611500	159,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	32603000	169,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3		23.5	2200	94	●	3000	IP20	24	L70	32837900	319,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	32833100	329,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	32838600	319,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	32834800	329,00	Link

CoreLine SlimDownlight



1 DN145B Inbouw



2 DN145C Opbouw

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogeen	6.5	650	100	✗	3000	IP20/44	27	L70	33945099	63,00	Link
1 DN145B LED6S/840 PSU II WH			650	100	✗	4000	IP20/44	27	L70	33946799	63,00	Link
1 DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	100	✗	3000	IP20/44	38	L70	33947499	70,00	Link
1 DN145B LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP20/44	38	L70	33948199	70,00	Link
2 DN145C LED10S/830 PSU II WH			1100	100	✗	3000	IP44	38	L70	33951199	80,00	Link
2 DN145C LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP44	38	L70	33952899	80,00	Link
1 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH		13	1100	85	●	3000	IP20/44	24	L70	96100899	110,00	Link
1 DN145B LED10S/840 PSD-E II WH			1100	85	●	4000	IP20/44	24	L70	96101599	110,00	Link
1 DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	21	2100	100	✗	3000	IP20/44	13	L70	33949899	80,00	Link
1 DN145B LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP20/44	13	L70	33950499	80,00	Link
2 DN145C LED20S/830 PSU II WH			2100	100	✗	3000	IP44	13	L70	33953599	90,00	Link
2 DN145C LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP44	13	L70	33954299	90,00	Link
1 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH		22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	96102299	125,00	Link
1 DN145B LED20S/840 PSD-E II WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	96103999	125,00	Link

CoreLine Inbouwspot



1



2



3



4

RS141 richtbaar, RS140 niet-richtbaar, RS142 niet-richtbaar, fire rated

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	50 W	8	650	82	●	2700	IP65	40	L70	38287299	55,00	Link
2 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP65	40	L70	38277399	55,00	Link
1 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP65	40	L70	38288999	55,00	Link
2 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP65	40	L70	38278099	55,00	Link
1 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP65	40	L70	38289699	55,00	Link
2 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP65	40	L70	38279799	55,00	Link
3 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38290299	59,00	Link
4 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38280399	59,00	Link
3 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38291999	59,00	Link
4 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38281099	59,00	Link
3 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP44	40	L70	38292699	59,00	Link
4 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP44	40	L70	38282799	59,00	Link
2 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38417399	60,00	Link
2 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38418099	60,00	Link
1 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	> 50 W	11	900	82	●	3000	IP65	40	L70	38293399	59,00	Link
2 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP65	40	L70	38285899	59,00	Link
1 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU			900	82	●	4000	IP65	40	L70	38294099	59,00	Link
2 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP65	40	L70	38286599	59,00	Link
4 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP44	40	L70	38283499	64,00	Link
4 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP44	40	L70	38284199	64,00	Link
1 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU		15	1200	82	●	3000	IP65	40	L70	38423499	74,00	Link
2 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP65	40	L70	38421099	74,00	Link
1 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU			1200	82	●	4000	IP65	40	L70	38424199	74,00	Link
2 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP65	40	L70	38422799	74,00	Link
4 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP44	40	L70	38419799	79,00	Link
4 RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP44	40	L70	38420399	79,00	Link

CoreLine Inbouwspot - accessoires



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS143Z CFRM GRID 1x1 WH						IP20			38832499	39,00	Link
2 RS143Z CFRM GRID 1x2 WH						IP20			38833199	45,00	Link
3 RS143Z CFRM GRID 1x3 WH						IP20			38834899	54,00	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/827	8	650	82		2700	IP65	40	L70	38295799	46,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/830		650	82		3000	IP65	40	L70	38296499	46,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/840		650	82		4000	IP65	40	L70	38297199	46,50	Link
4 RS140Z MODULE LED9-32-/830	11	900	82		3000	IP65	40	L70	38298899	51,00	Link
4 RS140Z MODULE LED9-32-/840		900	82		4000	IP65	40	L70	38299599	51,00	Link

* Combineer een RS143Z Grid met een RS140Z Module voor een complete luminaire

CoreLine Nood



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	4	180	90	☒	5000	IP20	40	79147699	112,00	Link



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP65	80	L80	34976399	90,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600			1900	127	✗	4000	IP65	80	L80	84045900	80,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		16	1900	119	◔	4000	IP65	30	L80	88306800	120,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600			1900	119	✗	4000	IP65	80	L80	96244900	110,00	Link
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1 x 36 W	20.5	2500	125	✗	4000	IP65	80	L80	34977099	120,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200			2700	135	✗	4000	IP65	80	L80	84046600	110,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200		21	2700	129	✗	4000	IP65	80	L80	91685800	130,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200		21.5	2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	96248700	140,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200			2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	96249400	160,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		22	2700	123	◔	4000	IP65	30	L80	88307500	140,00	Link
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1 x 58 W	24.3	3100	129	✗	4000	IP65	60	L80	34978799	135,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500			3400	142	✗	4000	IP65	60	L80	84047300	125,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500		25	3400	136	✗	4000	IP65	60	L80	91686500	145,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1 x 36 W	25.5	2700	106	✗	4000	IP65	80	L80	85418000	310,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1 x 58 W		3400	133	✗	4000	IP65	60	L80	96267800	155,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500			3400	133	✗	4000	IP65	60	L80	96268500	165,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		26	3400	131	◔	4000	IP65	30	L80	88308200	155,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1 x 36 W	27	2700	100	◔	4000	IP65	30	L80	88311200	340,00	Link
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	28.6	3700	132	✗	4000	IP65	60	L80	34979499	120,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200			4000	143	✗	4000	IP65	60	L80	84048000	115,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		29	4000	138	✗	4000	IP65	60	L80	16317400	160,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200			4000	138	✗	4000	IP65	60	L80	16316700	140,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1 x 58 W	29.5	3400	115	✗	4000	IP65	60	L80	85420300	325,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	30	4000	133	◔	4000	IP65	30	L80	88309900	145,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	96256200	145,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	96257900	165,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	91687200	135,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1 x 58 W	30.5	3400	111	◔	4000	IP65	30	L80	88313600	355,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500		31	3400	110	✗	4000	IP65	60	L80	96271500	355,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	34	4000	118	✗	4000	IP65	60	L80	85419700	315,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		35	4000	114	◔	4000	IP65	30	L80	88312900	345,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200			4000	114	✗	4000	IP65	60	L80	96263000	345,00	Link
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	2 x 58/49 W	42.9	5700	136	✗	4000	IP65	45	L80	34980099	135,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500			6000	143	✗	4000	IP65	45	L80	84049700	125,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		44	6000	136	✗	4000	IP65	45	L80	16319800	170,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500			6000	136	✗	4000	IP65	45	L80	91688900	145,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500			6000	136	✗	4000	IP65	45	L80	16318100	150,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		45	6000	133	◔	4000	IP65	29	L80	88310500	155,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	96275300	155,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	96276000	175,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		49	6000	122	◔	4000	IP65	29	L80	88314300	355,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500			6000	122	✗	4000	IP65	45	L80	85421000	325,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500		50	6000	120	✗	4000	IP65	45	L80	96282100	355,00	Link
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	2 x 80 W	57.1	7500	132	✗	4000	IP65	30	L80	34981799	145,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500			8000	140	✗	4000	IP65	30	L80	40928900	145,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		60	8000	133	✗	4000	IP65	30	L80	40930200	165,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		61	8000	131	◔	4000	IP65	29	L80	40929600	175,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500			8000	131	✗	4000	IP65	30	L80	96286900	175,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3		63	8000	127	✗	4000	IP65	30	L80	40931900	345,00	Link

CoreLine Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	250 W HPL	69	10000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33571100	365,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB			10000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33570400	365,00	Link
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB			10000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33567400	365,00	Link
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB			10000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33566700	365,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB		73	10000	137	◔	4000	IP65	13	L80	33702900	445,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB			10000	137	◔	4000	IP65	13	L80	33703600	445,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	400 W HPL / 250 W HPI	138	20000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33569800	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB			20000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33568100	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB			20000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33565000	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB			20000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33564300	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB		146	20000	137	◔	4000	IP65	13	L80	33698500	550,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB			20000	137	◔	4000	IP65	13	L80	33699200	550,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSU NB	400 W HPI / 250 W SON	172	25000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33664000	615,00	Link
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB			25000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33665700	615,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSD NB		183	25000	137	◔	4000	IP65	8	L80	33879800	755,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSD WB			25000	137	◔	4000	IP65	8	L80	33880400	755,00	Link

CoreLine Highbay - accessoires



1



2

Beugel voor vaste ophanging


Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 BY121Z G4 BR L300	34186600	51,00	Link
2 BY121Z G4 BR L400	34187300	56,50	Link

CoreLine Value Highbay



	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	BY100P LED100S/840 PSU WB	77	10500	136	✗	4000	IP65	8	L70	54298300	265,00	Link
NIEUW	BY101P LED200S/840 PSU WB	154	20500	133	✗	4000	IP65	6	L70	52921200	335,00	Link
NIEUW	BY102P LED260S/840 PSU WB	187	25500	136	✗	4000	IP65	6	L70	52922900	395,00	Link

CoreLine Value Highbay - accessoires



	Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
			€	
NIEUW	1 BY100Z BR L215	54602899	50,00	Link
NIEUW	2 BY101Z ALU	54583099	60,00	Link
NIEUW	3 BY102Z ALU	54584799	70,00	Link

CoreLine Montagebalk



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2 x 18 W	17	2000	118	✗	3000	IP	50	L70	36345599	91,00	Link
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600			2200	129	✗	4000	IP	50	L70	36344899	91,00	Link
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	1 x 36 W	18	2300	128	✗	3000	IP	48	L70	36347999	123,00	Link
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200			2500	139	✗	4000	IP	48	L70	36346299	123,00	Link
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	1 x 58 W	25.5	3200	125	✗	3000	IP	47	L70	36353099	134,00	Link
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500			3500	137	✗	4000	IP	47	L70	36352399	134,00	Link
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	31	3800	123	✗	3000	IP	40	L70	36349399	127,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200			4100	132	✗	4000	IP	40	L70	36348699	127,00	Link
BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200		33	4100	124	●	4000	IP	13	L70	36551099	169,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200		34	4100	121	✗	4000	IP	40	L70	96818200	355,00	Link
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	2 x 58 W	40	4800	120	✗	3000	IP	38	L70	36355499	134,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500			5200	130	✗	4000	IP	38	L70	36354799	134,00	Link
BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500		41	5200	127	●	4000	IP	13	L70	36552799	164,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500		43	5200	121	✗	4000	IP	38	L70	96820500	352,00	Link
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	49	6000	122	✗	3000	IP	35	L70	36351699	129,00	Link
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200			6400	131	✗	4000	IP	35	L70	36350999	129,00	Link
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	2 x 80 W	59	7400	125	✗	3000	IP	28	L70	36357899	134,00	Link
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500			8000	136	✗	4000	IP	28	L70	36356199	154,00	Link

CoreLine Montagebalk - accessoires



Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 BN126Z REF A1 L1200	IP20	36576399	17,50	Link
1 BN126Z REF A1 L1500	IP20	36577099	22,00	Link
2 BN126Z REF A2 L1200	IP20	36580099	18,50	Link
2 BN126Z REF A2 L1500	IP20	36581799	24,00	Link
2 BN126Z REF A2 L600	IP20	36579499	11,00	Link
3 BN126Z SC	IP20	36574999	15,00	Link

CoreLine Tempo - small



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	X	4000	IP65	95	30635300	235,00	Link
BVP110 LED42/NW S		4200	111	X	4000	IP65	95	30636000	235,00	Link

CoreLine Tempo - medium



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	66	8000	124	X	4000	IP66	8	45588000	416,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3		8000	124	X	4000	IP66	8	45590300	416,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	98	12000	126	X	4000	IP66	8	45587300	490,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3		12000	126	X	4000	IP66	8	45589700	490,00	Link

CoreLine Tempo - large



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	126	16000	130	X	4000	IP66	8	09641000	665,00	Link
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3		16000	130	X	4000	IP66	8	09644100	665,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	164	21000	130	X	4000	IP66	7	09640300	761,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3		21000	130	X	4000	IP66	7	09643400	761,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	220	26000	120	X	4000	IP66	8	09639700	835,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35		26000	120	X	4000	IP66	8	09642700	835,00	Link

CoreLine Tempo X-Large



L90

75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	136	☒	4000	IP66	4	87280900	1019,00	Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30600	136	◔	4000	IP66	4	87288500	1049,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31320	139	☒	4000	IP66	4	87284700	1019,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31320	139	◔	4000	IP66	4	87292200	1049,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35280	141	☒	4000	IP66	4	87279300	1099,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35280	141	◔	4000	IP66	4	87287800	1129,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36120	144	☒	4000	IP66	4	87283000	1099,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36120	144	◔	4000	IP66	4	87291500	1129,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295	41280	140	◔	4000	IP66	4	87290800	1229,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40320	137	◔	4000	IP66	4	87286100	1229,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52		40320	137	☒	4000	IP66	4	87278600	1199,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41280	140	☒	4000	IP66	4	87282300	1199,00	Link

CoreLine Malaga



L70

100.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	103	☒	4000	IP65	11	99815100	295,00	Link
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	118	☒	4000	IP65	11	99817500	360,00	Link
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	109	☒	4000	IP65	11	99819900	380,00	Link
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	111	☒	4000	IP65	11	99821200	415,00	Link

* Diameter: 42-60A

CoreLine Malaga - accessoires



CoreLine Malaga - accessoires om armatuur te kunnen monteren op een paaltopmast

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
ZRP220 AD60/60 A5	62134100	60,00	Link

CoreLine Wand



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	2 x 18 W	12	1200	90	●	3000	IP65	32	80	53082999	260,00	Link
WL140V LED12S/830 PSU WH			1275	105	✕	3000	IP65	32	80	52871099	110,00	Link
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH			1250	95	●	4000	IP65	32	80	53083699	260,00	Link
WL140V LED12S/840 PSU WH			1350	110	✕	4000	IP65	32	80	52872799	110,00	Link
WL140V LED12S/830 PSED WH		13.5	1200	88	●	3000	IP65	34	80	97848800	160,00	Link
WL140V LED12S/840 PSED WH			1250	92	●	4000	IP65	34	80	97849500	160,00	Link
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH		16.5	1200	72	●	3000	IP65	34	80	97864800	340,00	Link
WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH			1200	72	●	3000	IP65	32	80	97866200	440,00	Link
WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH			1250	75	●	4000	IP65	34	80	97865500	340,00	Link
WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH			1250	75	●	4000	IP65	32	80	97867900	440,00	Link
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	2 x 26 W	19	1850	95	✕	3000	IP65	32	80	52877299	150,00	Link
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH			1950	100	✕	4000	IP65	32	80	52878999	150,00	Link
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH		20	2000	100	✕	4000	IP65	32	80	52879699	150,00	Link
WL140V LED20S/830 PSU WH			2100	105	✕	3000	IP65	32	80	52873499	130,00	Link
WL140V LED20S/840 PSU WH			2200	110	✕	4000	IP65	32	80	52874199	130,00	Link
WL140V LED20S/830 PSED WH		22	2100	95	●	3000	IP65	34	80	97852500	180,00	Link
WL140V LED20S/840 PSED WH			2200	100	●	4000	IP65	34	80	97853200	180,00	Link
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH		23	2100	90	●	3000	IP65	32	80	53084399	280,00	Link
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH			2200	95	●	4000	IP65	32	80	53085099	280,00	Link
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH		25	2100	84	●	3000	IP65	34	80	97868600	360,00	Link
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	34	80	97869300	360,00	Link
WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH		28.5	2100	73	●	3000	IP65	32	80	97870900	460,00	Link
WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH			2200	77	●	4000	IP65	32	80	97871600	460,00	Link
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2 x 36 W	30	2950	98	●	3000	IP65	42	80	53086799	300,00	Link
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH			3100	103	●	4000	IP65	42	80	53087499	300,00	Link
WL140V LED34S/830 PSU WH		32	3400	105	✕	3000	IP65	32	80	52875899	150,00	Link
WL140V LED34S/840 PSU WH			3550	110	✕	4000	IP65	32	80	52876599	150,00	Link
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH		33	3300	100	✕	4000	IP65	32	80	52880299	170,00	Link
WL140V LED34S/830 PSED WH		35.5	3350	94	●	3000	IP65	34	80	97856300	200,00	Link
WL140V LED34S/840 PSED WH			3400	95	●	4000	IP65	34	80	97857000	200,00	Link
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH		38.5	3350	87	●	3000	IP65	34	80	97872300	380,00	Link
WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH			2950	76	●	3000	IP65	32	80	97874700	480,00	Link
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	34	80	97873000	380,00	Link
WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH			3100	80	●	4000	IP65	32	80	97875400	480,00	Link

CoreLine Wand - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 WL140Z Deco Ring BK	53562699	21,00	Link
2 WL140Z Deco Ring GR	53563399	21,00	Link
3 WL140Z Half-moon Ring BK	53565799	23,00	Link
4 WL140Z Half-moon Ring GR	53566499	23,00	Link
5 WL140Z Half-moon Ring WH	53564099	23,00	Link

CoreLine FWC LED



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9	668	74	☒	3000	IP54	27	85191299	169,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH		668	74	☒	3000	IP54	27	85192999	189,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH		668	74	☒	3000	IP54	27	85189999	169,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH		668	74	☒	3000	IP54	27	85190599	189,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14	1336	95	☒	3000	IP54	50	85195099	228,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH		1336	95	☒	3000	IP54	50	85196799	249,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH		1336	95	☒	3000	IP54	50	85193699	228,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH		1336	95	☒	3000	IP54	50	85194399	249,00	Link

* BK: zwart

WH: wit

PH: fotocel (schemerschakelaar)

CoreLine Lichtlijn




LL212X = 1,20m

LL217X = 1,70m

LL340X = 3,40m

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19	3000	157	☒	4000	IP20	33	L80	63813600	195,00	Link
LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5		3000	157	☒	4000	IP20	33	L80	63814300	195,00	Link
LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28	4500	161	☒	4000	IP20	24	L80	63819800	220,00	Link
LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5		4500	161	☒	4000	IP20	24	L80	63820400	220,00	Link
LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33	5300	161	☒	4000	IP20	33	L80	63815000	205,00	Link
LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5		5300	161	☒	4000	IP20	33	L80	63816700	205,00	Link
LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49	8000	163	☒	4000	IP20	23	L80	63817400	225,00	Link
LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		8000	163	☒	4000	IP20	23	L80	63818100	225,00	Link
LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	51	8000	157	☒	4000	IP20	24	L80	63821100	240,00	Link
LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5		8000	157	☒	4000	IP20	24	L80	63822800	240,00	Link
LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56	9000	164	☒	4000	IP20	12	L80	63825900	405,00	Link
LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5		9000	164	☒	4000	IP20	12	L80	63826600	405,00	Link
LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	80	12000	150	☒	4000	IP20	23	L80	63823500	275,00	Link
LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		12000	150	☒	4000	IP20	23	L80	63824200	275,00	Link
LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102	16000	157	☒	4000	IP20	12	L80	63827300	435,00	Link
LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5		16000	157	☒	4000	IP20	12	L80	63828000	435,00	Link
LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	160	24000	150	☒	4000	IP20	11	L80	63829700	505,00	Link
LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE		24000	150	☒	4000	IP20	11	L80	63830300	505,00	Link

CoreLine Lichtlijn – accessoires



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

	Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	ECAT
		IP waarde		€	
	1 LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	IP20	10819600	57,50	Link
	2 LL212X 7x1.5 BC	IP20	10840000	70,00	Link
	2 LL217X 7x1.5 BC	IP20	10846200	80,00	Link
	2 LL234X 7x1.5 BC	IP20	10852300	125,00	Link
NIEUW	3 LL200Z CB WH (5PCS)	IP20	18855699	36,30	Link
NIEUW	4 LL200Z EC7-M-F (5PCS)	IP20	18852599	55,00	Link
NIEUW	5 LL200Z EP WH (6PCS)	IP20	18861799	16,00	Link
NIEUW	1 LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH	IP20	10820200	85,00	Link
NIEUW	6 LL200Z MB-SW WH (2PCS)	IP20	18854999	23,00	Link
NIEUW	7 LL200Z PB WH (5PCS)	IP20	18857099	78,00	Link
NIEUW	8 LL200Z SMB WH (5PCS)	IP20	18856399	23,00	Link
NIEUW	9 LL200Z SW2-1250	IP20	18858799	6,85	Link
NIEUW	9 LL200Z SW2-3000	IP20	18859499	10,50	Link
NIEUW	9 LL200Z SW2-5000	IP20	18860099	14,00	Link

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m^2. Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

OccuSwitch



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
LRM1070/00 Sensr Mov Det St	73138499	117,40	Link
LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	73140799	158,60	Link

Ledinaire

Eenvoud voor een scherpe prijs

philips.nl/
ledinaire

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Het Philips Ledinaire portfolio bestaat uit 9 populaire LED-armaturen. Kies voor betaalbare, betrouwbare en energie-efficiënte verlichting van de toonaangevende naam in LED.

Kantoren



Ledinaire Paneel



Ledinaire Downlight



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire Spot - ClearAccent

Industrie



Ledinaire Montagebalk



Ledinaire Waterdicht



Ledinaire Highbay

Parkeergarages



Ledinaire Waterdicht

Winkels



Ledinaire Downlight



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire Spot - ClearAccent

Outdoor



Ledinaire Schijnwerper

Woningbouw



Ledinaire Portiekarmatuur



Ledinaire Wandmontage

Ledinaire Paneel - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	4x18W / 14W	34	3400	100	☒	3000	IP20	36	L70	53065299	87,00	Link
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC			3400	100	☒	4000	IP20	35	L70	38647499	87,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

Ledinaire Paneel - Non Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W / 14W	34	3400	100	☒	3000	IP20	36	L70	53066999	72,00	Link
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC			3400	100	☒	4000	IP20	35	L70	79180399	72,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Ledinaire Paneel - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
RC065Z SC	36274899	6,00	Link
RC065Z SMB W60L60	36272499	35,00	Link
RC065Z SME-3 WH	36592399	65,00	Link

Ledinaire Wandmontage



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL070V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	95	☒	3000	IP65	32	L70	52266499	59,00	Link
WL070V LED11S/840 PSU II WH			1100	100	☒	4000	IP65	32	L70	52267199	59,00	Link
WL070V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	17	1700	95	☒	3000	IP65	32	L70	52268899	70,00	Link
WL070V LED17S/840 PSU II WH			1700	100	☒	4000	IP65	32	L70	52269599	70,00	Link
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH		19	1700	85	☒	3000	IP65	32	L70	52270199	95,00	Link
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	85	☒	4000	IP65	32	L70	52271899	95,00	Link

Ledinaire Wandmontage



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 WL060V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	12	1100	90	☒	3000	IP44	50	L70	33909299	62,50	Link
1 WL060V LED11S/840 PSU II WH			1100	90	☒	4000	IP44	50	L70	33910899	62,50	Link
2 WL060V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	18.5	1700	90	☒	3000	IP44	50	L70	33911599	75,00	Link
2 WL060V LED17S/840 PSU II WH			1700	90	☒	4000	IP44	50	L70	33912299	75,00	Link
2 WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH		19.5	1700	90	☒	3000	IP44	50	L70	33913999	115,00	Link
2 WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	90	☒	4000	IP44	50	L70	33914699	115,00	Link

Ledinaire Portiekarmatuur



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1 x 18W	6	600	100	◉	3000	IP65	2	L65	35409599	69,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH			600	100	☒	3000	IP65	2	L65	34941199	49,00	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH			600	100	◉	4000	IP65	2	L65	35064699	69,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH			600	100	☒	4000	IP65	2	L65	34942899	49,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH		8	600	75	☒	3000	IP65	2	L65	96774199	229,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH			630	79	☒	4000	IP65	2	L65	96773499	229,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire Downlight



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
NIEUW	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	2 x 18 W	12	1200	96	☒	3000	IP20/54	245	35398500	42,50	Link
NIEUW	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU			1200	96	☒	4000	IP20/54	245	35400500	42,50	Link
NIEUW	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2 x 26 W	24	2400	94	☒	3000	IP20/54	122	35402900	52,50	Link
NIEUW	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU			2400	94	☒	4000	IP20/54	122	35404300	52,50	Link

Ledinaire SlimDownlight



L70
35.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD	2 x 18 W	11	1000	90	☒	3000	IP	280	32890700	20,00	Link
DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD			1000	90	☒	4000	IP	280	32892100	20,00	Link
DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD			1000	90	☒	4000	IP	280	32910200	25,00	Link
DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD			1000	90	☒	3000	IP	280	32902700	30,00	Link
DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD			1000	90	☒	4000	IP	280	32904100	30,00	Link
DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD	2 x 26 W	20	2000	100	☒	3000	IP	150	32894500	25,00	Link
DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD			2000	100	☒	4000	IP	150	32896900	25,00	Link
DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD			2000	100	☒	4000	IP	150	32912600	30,00	Link
DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD			2000	100	☒	3000	IP	150	32906500	35,00	Link
DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD			2000	100	☒	4000	IP	150	32908900	35,00	Link

Ledinaire Waterdicht



	Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
	WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	15	1800	120	☒	4000	IP66	55	L70	36007299	75,00	Link
NIEUW	WT060C LED25S/840 PSU L1200	1 x 36 W	20	2500	120	☒	4000	IP66	50	L70	36291599	79,00	Link
NIEUW	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200			2500	120	☒	4000	IP66	10	L70	36292299	99,00	Link
NIEUW	WT060C LED34S/840 PSU L1500	1 x 58 W	28	3400	120	☒	4000	IP66	45	L70	36293999	89,00	Link
NIEUW	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500			3400	120	☒	4000	IP66	10	L70	36294699	109,00	Link
NIEUW	WT060C LED36S/865 PSU L1200	2 x 36 W	30	3600	120	☒	6500	IP66	45	L70	36015799	79,00	Link
	WT060C LED36S/840 PSU L1200			3600	120	☒	4000	IP66	45	L70	36009699	89,00	Link
	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200			3600	120	☒	4000	IP66	10	L70	36010299	109,00	Link
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58/49 W	46	5600	120	☒	4000	IP66	40	L70	36011999	99,00	Link
	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500			5600	120	☒	4000	IP66	10	L70	36012699	119,00	Link
NIEUW	WT060C LED 80S/840 PSU L1800	2 x 80 W	65	8000	120	☒	4000	IP66	20	L70	36295399	130,00	Link

* TW1: doorvoerbedrading

Ledinaire Montagebalk




Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN021C LED5S/830 L300	1 x 8 W	5	480	96	☒	3000	IP20	10	L65	52785099	12,00	Link
BN021C LED5S/840 L300			540	108	☒	4000	IP20	10	L65	52784399	12,00	Link
BN021C LED10S/830 L600	1 x 18 W	10	960	96	☒	3000	IP20	10	L65	52787499	17,00	Link
BN021C LED10S/840 L600			1050	105	☒	4000	IP20	10	L65	52786799	17,00	Link
BN021C LED14S/830 L900	1 x 30 W	15	1450	96	☒	3000	IP20	10	L65	52789899	24,00	Link
BN021C LED15S/840 L900			1600	106	☒	4000	IP20	10	L65	52788199	24,00	Link
BN021C LED19S/830 L1200	1 x 36 W	20	1900	95	☒	3000	IP20	10	L65	52791199	24,00	Link
BN021C LED20S/840 L1200			2100	105	☒	4000	IP20	10	L65	52790499	24,00	Link
BN021C LED24S/830 L1500	1 x 35 W	24	2400	100	☒	3000	IP20	10	L65	52793599	29,00	Link
BN021C LED25S/840 L1500			2600	108	☒	4000	IP20	10	L65	52792899	29,00	Link

Ledinaire Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	250 W HPL	94	10500	112	☒	4000	IP65	8	L65	52405700	230,00	Link
BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPI	168	20500	122	☒	4000	IP65	6	L65	52404000	310,00	Link

Ledinaire Highbay - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
BY020Z G2 ALU	53017199	60,00	Link
BY021Z G2 ALU	53016499	90,00	Link

Ledinaire Spot - ClearAccent



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	50 W	6	500	83	●	2700	IP20	100	33117400	32,00	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW			500	83	●	2700	IP20	100	33111200	37,00	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH			500	83	●	3000	IP20	100	33119800	32,00	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW			500	83	●	3000	IP20	100	33113600	37,00	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH			500	91	●	4000	IP20	100	33121100	32,00	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW			500	91	●	4000	IP20	100	33115000	37,00	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH			500	83	●	2700	IP20	100	33123500	37,00	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW			500	83	●	2700	IP20	100	33105100	42,00	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH			500	83	●	3000	IP20	100	33125900	37,00	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW			500	83	●	3000	IP20	100	33107500	42,00	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH			500	91	●	4000	IP20	100	33127300	37,00	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW			500	91	●	4000	IP20	100	33109900	42,00	Link

* RS060: vast, RS061: kantelbaar

Ledinaire Schijnwerper



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10	1100	110	✕	3000	IP65	210	80	53364699	29,00	Link
2 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE		1100	110	✕	3000	IP65	210	80	53482799	49,00	Link
1 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE		1200	120	✕	4000	IP65	210	80	53356199	29,00	Link
2 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE		1200	120	✕	4000	IP65	210	80	53481099	49,00	Link
3 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20	2200	110	✕	3000	IP65	104	80	53363999	47,00	Link
4 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE		2200	110	✕	3000	IP65	104	80	53480399	67,00	Link
3 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE		2400	120	✕	4000	IP65	104	80	53355499	47,00	Link
4 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE		2400	120	✕	4000	IP65	104	80	53479799	67,00	Link
3 BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30	3300	110	✕	3000	IP65	72	80	53362299	65,00	Link
4 BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE		3300	110	✕	3000	IP65	72	80	53478099	85,00	Link
3 BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE		3600	120	✕	4000	IP65	72	80	53354799	65,00	Link
4 BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE		3600	120	✕	4000	IP65	72	80	53477399	85,00	Link
5 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50	5500	110	✕	3000	IP65	44	80	53361599	75,00	Link
4 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE		5500	110	✕	3000	IP65	44	80	53476699	95,00	Link
5 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE		6000	120	✕	4000	IP65	44	80	53353099	75,00	Link
4 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE		6000	120	✕	4000	IP65	44	80	53475999	95,00	Link
NIEUW 6 BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	70	7300	105	✕	3000	IP65	31	80	53633399	120,00	Link
6 BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE		7300	105	✕	4000	IP65	31	80	53496499	120,00	Link
5 BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE		7700	110	✕	3000	IP65	31	80	53360899	100,00	Link
4 BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE		7700	110	✕	3000	IP65	31	80	53474299	120,00	Link
5 BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE		8400	120	✕	4000	IP65	31	80	53352399	100,00	Link
4 BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE		8400	120	✕	4000	IP65	31	80	53473599	120,00	Link
NIEUW 6 BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	100	10500	105	✕	3000	IP65	22	80	53632699	180,00	Link
NIEUW 7 BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE		11000	110	✕	3000	IP65	22	80	53359299	140,00	Link
6 BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE		10500	105	✕	4000	IP65	22	80	53495799	180,00	Link
7 BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE		12000	120	✕	4000	IP65	22	80	53351699	140,00	Link
NIEUW 6 BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	150	15700	105	✕	3000	IP65	15	80	53631999	230,00	Link
NIEUW 7 BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE		16500	110	✕	3000	IP65	15	80	53358599	190,00	Link
6 BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE		15700	105	✕	4000	IP65	15	80	53494099	230,00	Link
7 BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE		18000	120	✕	4000	IP65	15	80	53350999	190,00	Link
NIEUW 6 BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	200	21000	105	✕	3000	IP65	11	80	53630299	290,00	Link
NIEUW 7 BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE		22000	110	✕	3000	IP65	11	80	53357899	240,00	Link
6 BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE		21000	105	✕	4000	IP65	11	80	53493399	290,00	Link
7 BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE		24000	120	✕	4000	IP65	11	80	53349399	240,00	Link

LED-lampen

philips.nl/
ledlampen

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

Highlight producten

Kantoor



MASTER LEDspot Value GU10

Magazijn



CorePro LEDspot GU10



Corepro High Lumen LEDbulb



CorePro LEDbulb - Glas

Horeca



MASTER LEDspot ExpertColor MR16



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



Decoratieve LED-lampen

Winkel



MASTER LEDspot ExpertColor MV - GU10



MASTER LEDspot ExpertColor MR16

MASTER LEDspot ExpertColor MV



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	67	700	25		97	2700	40000	50	54	G	70749400	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	67	540	36		97	2700	40000	50	54	G	70755500	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	71	750	25		97	3000	40000	50	54	G	70751700	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	71	560	36		97	3000	40000	50	54	G	70757900	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	76	800	25		97	4000	40000	50	54	F	70753100	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	76	600	36		97	4000	40000	50	54	F	70759300	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	64	1000	25		97	2700	40000	50	54	G	70761600	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5,5	355	64	800	36		97	2700	40000	50	54	G	70767800	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25		97	3000	40000	50	54	G	70763000	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36		97	3000	40000	50	54	G	70769200	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	72	1050	25		97	4000	40000	50	54	F	70765400	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	72	800	36		97	4000	40000	50	54	F	70771500	12,05	Link

MASTER Value LEDspot MV - GU10



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	270	72	500	36		90	2700	25000	50	54	F	30811400	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	270	72	300	60		90	2700	25000	50	54	F	31226500	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	81	500	36		90	3000	25000	50	54	F	70775300	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	72	300	60		90	3000	25000	50	54	F	31230200	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	85	500	36		90	4000	25000	50	54	F	70777700	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	85	350	60		90	4000	25000	50	54	F	70783800	6,30	Link
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	270	72	500	36		90	2200-2700	25000	50	54	F	31228900	8,80	Link
MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50	4,8	355	73	650	36		90	2700	25000	50	54	F	30813800	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	80	400	60		90	2700	25000	50	54	F	70791300	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	82	650	36		90	3000	25000	50	54	F	70787600	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	82	400	60		90	3000	25000	50	54	F	70793700	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	85	700	36		90	4000	25000	50	54	F	70789000	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	85	400	60		90	4000	25000	50	54	F	70795100	7,45	Link
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	80	650	36		90	2200-2700	25000	50	54	F	70811800	9,95	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDspot MV - GU10



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	79	470	36	✗	80	2700	15000	50	53	F	75209800	4,00	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2,7	225	83	490	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	72829100	4,00	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	85	500	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	72831400	4,00	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	35	3	230	76	500	36	●	80	2700	15000	50	54	F	72133900	5,90	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM		3	230	76	500	36	●	80	3000	15000	50	54	F	72135300	5,90	Link
3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM		3	240	80	500	36	●	80	4000	15000	50	54	F	73022500	5,90	Link
1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D		3,5	255	72	545	36	✗	80	2700	15000	50	54	F	75253100	4,10	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3,5	265	75	565	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	72833800	4,10	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3,5	275	78	590	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	72835200	4,10	Link
3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50	4	345	86	700	36	●	80	2700	15000	50	54	F	72137700	6,10	Link
4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM		4	345	86	700	36	●	80	3000	15000	50	54	F	35883600	6,10	Link
4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM		4	350	87	700	36	●	80	4000	15000	50	54	F	35885000	6,10	Link
1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D		4,6	355	77	700	36	✗	80	2700	15000	50	54	F	75251700	5,25	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4,6	370	80	740	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	72837600	5,25	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4,6	390	84	770	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	72839000	5,25	Link
4 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65	4,9	460	93	800	36	✗	80	3000	15000	50	54	E	30871800	8,50	Link
4 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND		4,9	485	98	800	36	✗	80	4000	15000	50	54	E	30861900	8,30	Link

MASTER LEDspot ExpertColor LV



GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	35	6,7	410	61	4600	10	●	97	2700	40000	51	46	G	35847800	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D		6,7	420	62	2100	24	●	97	2700	40000	50,5	46	G	35853900	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D		6,7	420	62	1300	36	●	97	2700	40000	50,5	46	G	35859100	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D		6,7	400	59	410	60	●	97	2700	40000	50,5	46	G	35877500	16,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D		6,7	430	64	4800	10	●	97	3000	40000	50,5	46	G	35849200	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D		6,7	440	65	2200	24	●	97	3000	40000	50,5	46	G	35855300	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D		6,7	440	65	1400	36	●	97	3000	40000	51	46	G	35861400	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D		6,7	440	65	440	60	●	97	3000	40000	50,5	46	G	35843000	16,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D		6,7	440	65	4800	10	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35851500	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D		6,7	460	68	2200	24	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35857700	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D		6,7	460	68	1400	36	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35863800	16,50	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D		6,7	440	65	440	60	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35845400	16,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7,5	485	64	2400	24	●	92	2700	40000	50,5	46	G	35865200	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D		7,5	485	64	1400	36	●	92	2700	40000	50,5	46	G	35871300	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7,5	500	66	2600	24	●	92	3000	40000	50,5	46	G	35867600	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7,5	500	66	1550	36	●	92	3000	40000	50,5	46	G	35873700	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7,5	520	69	2800	24	●	92	4000	40000	50,5	46	G	35869000	21,50	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7,5	520	69	1650	36	●	92	4000	40000	50,5	46	G	35875100	21,50	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot LV - MR16



GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50	7,5	621	82	3900	24	●	90	2700	40000	50	45,5	F	30746900	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D		7,5	621	82	1850	36	●	90	2700	40000	50	45,5	F	30752000	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D		7,5	621	82	4000	24	●	90	3000	40000	50	45,5	F	30748300	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D		7,5	621	82	2000	36	●	90	3000	40000	50	45,5	F	30754400	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 24D		7,5	670	89	4400	24	●	90	4000	40000	50	45,5	F	30750600	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D		7,5	670	89	2200	36	●	90	4000	40000	50	45,5	F	30756800	20,25	Link

MASTER Value LEDspot LV



GU5.3/GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200	57	1000	24	✕	80	2700	40000	35,1	39,5	G	35990100	13,40	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	35	5,8	450	77	1300	36	●	90	2700	25000	51	45,5	G	30718600	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D		5,8	450	77	600	60	●	90	2700	25000	50,5	45,5	G	30724700	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D		5,8	460	79	1300	36	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30720900	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D		5,8	460	79	600	60	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30726100	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D		5,8	490	84	1200	36	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30722300	10,20	Link
2 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D		5,8	490	84	550	60	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30728500	10,20	Link
2 MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D		5,8	345	59	800	36	●	90	2200-2700	25000	51	46	G	30730800	12,95	Link
2 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50	7,5	621	82	1600	36	●	90	2700	25000	51	45,5	F	30732200	14,80	Link
3 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D		7,5	621	82	750	60	●	90	2700	25000	50,5	45,5	F	30738400	14,80	Link
2 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D		7,5	630	84	1600	36	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30734600	14,80	Link
3 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D		7,5	630	84	800	60	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30740700	14,80	Link
2 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D		7,5	660	88	1500	36	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30736000	14,80	Link
3 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D		7,5	660	88	770	60	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30742100	14,80	Link
4 MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D		7,5	621	82	1100	36	●	90	2200-2700	25000	51	46	F	30744500	21,10	Link

CorePro LEDspot LV



GU5.3/GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	80	400	36	✕	80	2700	25000	35,5	39,5	F	65948600	11,20	Link
2 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D		2,9	230	79	560	36	✕	80	2700	15000	51	46	F	30704900	6,70	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	35	4,4	345	78	650	36	✕	80	2700	15000	51	46	F	30706300	6,95	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D		4,4	390	88	750	36	✕	80	4000	15000	51	46	F	30708700	6,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1400	36	✕	80	2700	15000	50,5	45	F	81471000	11,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1400	36	✕	80	3000	15000	50,5	45	F	81477200	11,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1500	36	✕	80	4000	15000	50,5	45	F	81479600	11,95	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot ExpertColor AR111



G53

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10,8	600	55	3000	24	●	95	2700	40000	111	61	G	33393200	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D		10,8	600	55	1200	40	●	95	2700	40000	111	61	G	33395600	28,00	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D		10,8	600	55	8000	9	●	95	2700	40000	111	61	G	33391800	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D		10,8	620	57	3200	24	●	95	3000	40000	111	61	G	33399400	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D		10,8	620	57	1200	40	●	95	3000	40000	111	61	G	33401400	28,00	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D		10,8	620	57	8000	9	●	95	3000	40000	111	61	G	33397000	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14,8	875	59	3000	24	●	95	2700	40000	111	61	G	33379600	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D		14,8	875	59	1200	45	●	95	2700	40000	111	61	G	33381900	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D		14,8	875	59	3000	24	●	95	3000	40000	111	61	G	33383300	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D		14,8	875	59	1300	45	●	95	3000	40000	111	61	G	33385700	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D		14,8	950	64	3300	24	●	95	4000	40000	111	61	G	33387100	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D		14,8	950	64	1400	45	●	95	4000	40000	111	61	G	33389500	33,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	63	4300	24	●	91	2700	25000	111	62	G	70511400	38,95	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D		20	1270	63	2100	45	●	91	2700	25000	111	62	G	70513800	38,95	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D		20	1270	63	4600	24	●	91	3000	25000	111	62	G	70515200	38,95	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D		20	1270	63	2200	45	●	91	3000	25000	111	62	G	70517600	38,95	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D		20	1270	63	5000	24	●	91	4000	25000	111	62	G	70519000	38,95	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D		20	1270	63	2300	45	●	91	4000	25000	111	62	G	70521300	38,95	Link

CorePro LEDspot AR111



G53

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	50	7	550	78	1100	40	✕	>80	3000	15000	110,7	55	F	30538000	18,00	Link
CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D	75	10	800	80	1700	40	✕	>80	3000	15000	110,7	55	F	30534200	21,00	Link
CorePro LEDspot 14-100W 830 AR111 40D	100	14	1160	82	2200	40	✕	>80	3000	15000	110,7	55	F	30536600	24,00	Link

MASTER LEDspot PAR



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	●	80	2700	25000	19	1200	F	76846100	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D		6	500	83	900	40	●	80	2700	25000	0	87	F	76852200	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6	515	85	1500	25	●	80	3000	25000	19	1200	F	76848500	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D		6	515	85	900	40	●	80	3000	25000	68	87	F	76854600	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6	540	90	1500	25	●	80	4000	25000	0	1200	F	76850800	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	90	900	40	●	80	4000	25000	68	87	F	76856000	15,55	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	2400	25	●	80	2700	25000	96	88	F	76860700	21,75	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D		9,5	760	80	2400	25	●	80	3000	25000	96	88	F	76862100	21,75	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	2400	25	●	80	4000	25000	96	88	F	76864500	21,75	Link
3 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	1000	76	3500	25	●	80	2700	25000	124	130	F	76870600	28,65	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDspot PAR



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	9	750	83	1800	25	☒	80	2700	15000	F	38873400	21,75	Link


CorePro LEDspot reflectorlampen



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	1,4	105	75	210	36	☒	80	2700	15000	50	84	F	81173300	6,50	Link
2 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	1,8	150	83	250	36	☒	80	2700	15000	39	65	F	81171900	6,40	Link
3 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70	400	36	☒	80	2700	15000	63	102	G	81179500	9,45	Link
1 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2,8	210	75	400	36	☒	80	2700	15000	50	84	F	81175700	6,70	Link
1 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	74	550	36	●	80	2700	15000	50	84	F	81177100	7,05	Link
3 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D		4,5	345	76	620	36	●	80	2700	15000	63	102	F	81181800	10,50	Link
4 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D		4	345	86	620	36	☒	80	2700	15000	80	112	F	81183200	13,40	Link
4 CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	100	9	670	74	1400	36	●	80	2700	15000	80	112	F	31236400	17,35	Link
4 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D		8	670	83	1100	36	☒	80	2700	15000	80	112	F	81185600	15,35	Link

CorePro LEDlinear MV



R7S

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7,2	810	112	☒	80	3000	15000	15	118	E	30397300	16,05	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840		7,2	850	118	☒	80	4000	15000	15	118	E	30399700	16,05	Link
3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830		7,5	950	126	☒	80	3000	15000	29	78	E	71394500	19,20	Link
3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840		7,5	1000	133	☒	80	4000	15000	29	78	E	71396900	19,20	Link
4 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	114	●	80	3000	15000	29	118	E	57879700	23,90	Link
4 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128	●	80	4000	15000	29	118	E	57881000	23,90	Link
5 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	142	●	80	3000	15000	29	118	D	71400300	29,55	Link
5 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14	2000	142	●	80	4000	15000	29	118	D	71406500	29,55	Link
6 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	140	●	80	3000	15000	42	118	D	64673800	44,70	Link
6 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840		17,5	2460	140	●	80	4000	15000	42	118	D	64675200	44,70	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDcapsule LV



GY6.35/G4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	76761700	5,05	Link
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830		1	120	120	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	76759400	5,05	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20	1,8	205	113	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	76765500	7,25	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	76769300	7,25	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827		1,8	205	113	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	76779200	7,25	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	76783900	7,25	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D		2,1	210	100	300	●	80	2700	15000	15	40	F	76753200	7,85	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	28	2,7	315	116	300	✗	80	2700	15000	15	40	F	76775400	8,35	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830		2,7	330	122	300	✗	80	3000	15000	15	40	E	76777800	8,35	Link

CorePro LEDcapsule MV - G9



G9

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	2	220	110	✗	80	2700	15000	15	48	E	30389800	8,30	Link
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830		2	220	110	✗	80	3000	15000	15	48	E	30391100	8,30	Link
2 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D		2,6	300	115	●	80	2700	15000	15	52	E	76669600	9,35	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40	3,2	400	125	✗	80	2700	15000	17	54	E	30393500	8,90	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830		3,2	400	125	✗	80	3000	15000	17	54	E	30395900	8,90	Link
4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D		4	480	120	●	80	2700	15000	19	59	E	76673300	11,35	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4,8	570	118	✗	80	2700	15000	19	60	E	65780200	18,35	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4,8	570	118	✗	80	3000	15000	19	60	E	65818200	18,35	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

LEDbulb & LEDcandle & LEDlustre

MASTER LEDbulb Ultra Efficient



Glas E27

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	40	2,3	485	210	✗	80	3000	50000	60	105	A	42073100	12,50	Link
NIEUW	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA		2,3	485	210	✗	80	4000	50000	60	105	A	42075500	12,50	Link
NIEUW	3 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60	4	840	210	✗	80	3000	50000	60	105	A	42077900	15,50	Link
NIEUW	4 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA		4	840	210	✗	80	4000	50000	60	105	A	42079300	15,50	Link

MASTER LEDbulb - Glas



Glas DimTone E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	40	3,4	470	138	●	90	2200-2700	25000	60	104	D	32467100	10,00	Link
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60	5,9	806	136	●	90	2200-2700	25000	60	104	D	32475600	12,45	Link
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	75	7,2	1055	146	●	90	2200-2700	25000	60	104	D	32493000	14,45	Link
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	100	10,5	1521	144	●	90	2200-2700	25000	60	108	D	32501200	17,45	Link

MASTER LEDbulb - Plastic



DimTone E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	40	5,5	470	85	●	80	2200-2700	25000	60,5	109	F	30630100	10,00	Link
2 MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	60	8	806	100	●	80	2200-2700	25000	60,5	110	F	30634900	12,45	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER Value LEDbulb



Glas E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	40	3,4	470	138		90	2200-2700	15000	60	104	D	32465700	9,80	Link
2 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G		3,4	470	138		90	2700	15000	60	104	D	35481400	7,35	Link
3 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G		3,4	470	138		90	2700	15000	60	104	D	35483800	8,30	Link
4 MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	50	7,2	650	90		80	2700	15000	60	104	F	36122500	10,00	Link
3 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60	5,9	806	136		90	2700	15000	60	104	D	34786100	11,00	Link
5 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG		5,9	806	136		90	2700	15000	124	178	D	34798400	13,85	Link
6 MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG		5,9	806	136		90	2700	15000	64	140	D	34796000	10,30	Link
7 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G		5,9	806	136		90	2200-2700	15000	95	137	D	32485500	12,25	Link
8 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG		5,9	806	136		90	2200-2700	15000	64	140	D	32481700	12,25	Link
9 MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G		5,9	806	136		90	2200-2700	15000	60	104	D	32473200	12,25	Link
10 MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7,8	1055	135		90	2700	15000	60	104	D	34788500	15,10	Link
3 MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG		7,8	1055	135		90	2700	15000	60	104	D	34790800	14,65	Link
11 MASTER VLE LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G		7,2	1055	146		90	2200-2700	15000	60	104	D	32489300	15,70	Link
12 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11,2	1521	135		90	2700	15000	60	108	D	34792200	16,50	Link
3 MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG		11,2	1521	135		90	2700	15000	60	108	D	34794600	16,50	Link
13 MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG		10,5	1521	144		90	2200-2700	15000	60	108	D	32497800	27,10	Link

CorePro LEDbulb - Plastic



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40	5	470	94	✗	80	3000	15000	60	110	F	57993000	7,25	Link
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840		5	470	94	✗	80	4000	15000	60	110	F	57779000	7,25	Link
2 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930		5	470	94	✗	90	3000	15000	60	110	F	32956000	7,25	Link
1 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85	✗	80	2700	15000	60	110	F	57757800	7,25	Link
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	7,5	806	107	✗	80	3000	15000	60	110	F	57771400	8,00	Link
2 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930		7,5	806	107	✗	90	3000	15000	60	110	F	32960700	8,00	Link
2 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940		7,5	806	107	✗	90	4000	15000	60	110	F	32962100	8,00	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827		8	806	100	✗	80	2700	15000	60	110	F	57755400	8,00	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT		8	806	100	✗	80	2700	15000	60	110	F	40437300	50,45	Link
3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	75	10	1055	105	✗	90	4000	15000	60	110	F	32966900	10,80	Link
4 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100	✗	80	3000	15000	60	110	F	49752400	10,80	Link
3 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930		10,5	1055	100	✗	90	3000	15000	60	110	F	32964500	10,80	Link
5 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	95	✗	80	2700	15000	60	110	F	49076100	10,80	Link
5 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100	13	1521	117	✗	80	2700	15000	60	110	E	49074700	11,60	Link
5 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117	✗	80	3000	15000	60	110	E	57767700	11,60	Link
3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930		13	1521	117	✗	90	3000	15000	60	110	E	32968300	11,60	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDbulb - Glas



Glas E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG	40	4	470	117	☒	80	2700	15000	64	140	E	34687100	7,55	Link
2 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	60	104	F	34716800	7,80	Link
3 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG		4,3	540	125	☒	80	4000	15000	60	104	E	35493700	7,80	Link
4 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG		4,5	470	104	☒	80	3000	15000	60	106	F	34702100	7,80	Link
4 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60	7	806	115	☒	80	4000	15000	60	106	E	37751600	8,00	Link
5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G		7	806	115	☒	80	2700	15000	60	110	E	36124900	8,00	Link
4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G		7	806	115	☒	80	3000	15000	60	106	E	34647500	8,00	Link
6 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G		7	850	121	☒	80	4000	15000	60	106	E	35491300	8,00	Link
7 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G		7	806	115	☒	80	2700	15000	95	140	E	34677200	12,55	Link
8 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G		7	806	115	☒	80	2700	15000	64	140	E	34675800	9,95	Link
9 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G		7	806	115	☒	80	2700	15000	60	104	E	38003500	7,95	Link
4 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	75	8,5	1055	124	☒	80	4000	15000	60	104	E	37753000	11,80	Link
10 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG		8,5	1055	124	☒	80	2700	15000	60	104	E	34712000	11,80	Link
4 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG		8,5	1055	124	☒	80	3000	15000	60	104	E	34704500	11,80	Link
10 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG		8,5	1055	124	☒	80	4000	15000	60	104	E	34708300	11,80	Link
4 CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G		8,5	1055	124	☒	80	2700	15000	60	104	E	36126300	11,80	Link
11 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	100	10,5	1521	144	☒	80	4000	15000	60	104	D	37755400	16,20	Link
12 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG		10,5	1521	144	☒	80	2700	15000	60	104	D	34714400	16,20	Link
11 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG		10,5	1521	144	☒	80	2700	15000	60	104	D	36128700	16,20	Link
4 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG		10,5	1521	144	☒	80	3000	15000	60	104	D	34706900	16,20	Link
12 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG		10,5	1521	144	☒	80	4000	15000	60	104	D	34710600	16,20	Link

Corepro High Lumen LEDbulb



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13	2000	153	☒	80	2700	15000	70	121	D	34649900	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13	2000	153	☒	80	2700	15000	70	121	D	34653600	12,35	Link
1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G		13	2000	153	☒	80	4000	15000	70	121	D	34651200	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13	2000	153	☒	80	4000	15000	70	121	D	34655000	12,35	Link
3 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13	2000	153	☒	80	6500	15000	70	121	D	34657400	12,35	Link
3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17,5	2452	140	☒	80	2700	15000	70	121	D	34661100	14,40	Link
4 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G		17	2452	144	☒	80	4000	15000	70	121	D	34659800	14,40	Link
3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		17,5	2452	140	☒	80	4000	15000	70	121	D	34663500	14,40	Link
3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		17,5	2452	140	☒	80	6500	15000	70	121	D	34665900	14,40	Link
5 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17	2452	144	☒	80	2700	15000	70	128	D	34744100	16,20	Link
6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	150	☒	80	2700	15000	95	165	D	34667300	16,50	Link
6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23	3452	150	☒	80	4000	15000	95	165	D	34669700	16,50	Link
6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23	3452	150	☒	80	6500	15000	95	165	D	34671000	16,50	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LED kaars- en kogellampen



DimTone E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	25	2,8	250	89		80	2200-2700	25000	38	113	F	30602800	7,00	Link
2 MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL		2,8	250	89		80	2200-2700	25000	38	129	F	30604200	7,00	Link
3 MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL		2,8	250	89		80	2200-2700	25000	50	95	F	30606600	7,00	Link
4 MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL		2,8	250	89		80	2200-2700	25000	50	93	F	30608000	7,00	Link
1 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	40	5,5	470	85		80	2200-2700	25000	38	113	F	30614100	8,85	Link
2 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL		5,5	470	85		80	2200-2700	25000	38	129	F	30616500	8,85	Link
5 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL		5,5	470	85		80	2200-2700	25000	38	112	F	30638700	8,85	Link
3 MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL		5,5	470	85		80	2200-2700	25000	50	95	F	30618900	8,85	Link
4 MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL		5,5	470	85		80	2200-2700	25000	50	93	F	30620200	8,85	Link
6 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8	806	100		80	2200-2700	25000	42	127	F	30640000	11,00	Link
7 MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL		8	806	100		80	2200-2700	25000	54	109	F	30642400	11,35	Link

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	25	2,5	340	136		90	2200-2700	15000	35	97	D	32505000	7,70	Link
2 MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG		2,5	340	136		90	2200-2700	15000	45	80	D	32507400	6,90	Link
3 MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG		2,5	340	136		90	2200-2700	15000	45	78	D	32509800	7,05	Link
4 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3,4	470	138		90	2700	15000	35	97	D	35543900	7,40	Link
5 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG		3,4	470	138		90	2700	15000	35	97	D	35545300	8,20	Link
6 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG		3,4	470	138		90	2200-2700	15000	35	97	D	32511100	8,00	Link
7 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG		3,4	470	138		90	2200-2700	15000	35	119	D	32519700	8,20	Link
8 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG		3,4	470	138		90	2200-2700	15000	35	95	D	32513500	8,20	Link
9 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG		3,4	470	138		90	2700	15000	45	80	D	35547700	8,20	Link
10 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG		3,4	470	138		90	2700	15000	45	80	D	35549100	8,20	Link
11 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG		3,4	470	138		90	2700	15000	45	78	D	35551400	8,20	Link
12 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG		3,4	470	138		90	2700	15000	45	78	D	35553800	8,20	Link
13 MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG		3,4	470	138		90	2200-2700	15000	45	80	D	32521000	8,20	Link
14 MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG		3,5	470	134		90	2200-2700	15000	45	78	D	38774400	8,20	Link
12 MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45FRG		3,5	470	134		90	2200-2700	15000	45	78	D	38800000	8,20	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



Glas E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	2,2	250	113	☒	80	2700	15000	35	97	E	34679600	6,35	Link
2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G		2	250	125	☒	80	2700	15000	35	97	E	37757800	6,35	Link
3 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG		2,2	250	113	☒	80	2700	15000	35	123	E	34685700	6,35	Link
4 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G		2	250	125	☒	80	2700	15000	35	123	E	37759200	6,50	Link
5 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG		2	250	125	☒	80	2700	15000	35	97	E	34772400	6,50	Link
6 CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG		2,2	250	113	☒	80	4000	15000	35	97	E	34734200	2,65	Link
7 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG		2,2	250	113	☒	80	2700	15000	45	80	E	34681900	6,35	Link
8 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG		2,2	250	113	☒	80	2700	15000	45	78	E	34683300	6,50	Link
9 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG		2	250	125	☒	80	2700	15000	45	80	E	34774800	6,50	Link
10 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG		2	250	125	☒	80	2700	15000	45	78	E	34776200	6,50	Link
11 CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG		2,2	250	113	☒	80	4000	15000	45	80	E	34738000	6,50	Link
12 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	4,3	470	109	☒	80	2700	15000	35	97	F	34726700	7,15	Link
13 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	35	97	F	34718200	7,15	Link
14 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG		4,3	470	109	☒	80	4000	15000	35	97	F	34740300	2,90	Link
15 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	45	82	F	34730400	8,00	Link
16 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	45	80	F	34720500	7,80	Link
17 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG		4,3	470	109	☒	80	4000	15000	45	80	F	34742700	7,80	Link
18 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	45	82	F	34732800	7,80	Link
8 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	45	78	F	34722900	8,00	Link
19 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6,5	806	124	☒	80	2700	15000	35	97	E	34746500	10,40	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG		6,5	806	124	☒	80	2700	15000	35	97	E	34750200	10,40	Link
19 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG		6,5	806	124	☒	80	4000	15000	35	97	E	34748900	10,40	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG		6,5	806	124	☒	80	6500	15000	35	97	E	34754000	10,40	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG		6,5	806	124	☒	80	4000	15000	35	97	E	34752600	10,40	Link
20 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG		6,5	806	124	☒	80	2700	15000	45	80	E	34756400	10,40	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG		6,5	806	124	☒	80	2700	15000	45	80	E	34760100	10,40	Link
20 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG		6,5	806	124	☒	80	4000	15000	45	80	E	34758800	10,40	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG		6,5	806	124	☒	80	4000	15000	45	80	E	34762500	10,40	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG		6,5	806	124	☒	80	6500	15000	45	80	E	34764900	10,40	Link
21 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG		6,5	806	124	☒	80	2700	15000	45	78	E	34766300	10,40	Link
8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG		6,5	806	124	☒	80	2700	15000	45	78	E	34768700	10,40	Link
8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG		6,5	806	124	☒	80	4000	15000	45	78	E	34770000	10,40	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR		2,8	250	89	✕	80	2700	15000	35	106	F	31240100	6,70	Link
2 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR		2,8	250	89	✕	80	4000	15000	35	106	F	31246300	6,70	Link
3 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25	2,8	250	89	✕	80	2700	15000	35	106	F	31244900	6,35	Link
3 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR		2,8	250	89	✕	80	4000	15000	45	88	F	31248700	6,35	Link
4 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR		2,8	250	89	✕	80	2700	15000	45	88	F	31242500	6,35	Link
1 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR		5	470	94	✕	80	2700	15000	45	87	F	31250000	6,70	Link
2 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR		5	470	94	✕	80	4000	15000	38	114	F	31254800	6,70	Link
2 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR		5	470	94	✕	80	6500	15000	35	106	F	31258600	6,70	Link
3 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	94	✕	80	2700	15000	45	87	F	31264700	6,70	Link
3 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR		5	470	94	✕	80	4000	15000	45	88	F	31268500	6,70	Link
3 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR		5	470	94	✕	80	6500	15000	45	88	F	31272200	6,70	Link
5 Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR		5	470	94	✕	80	2700	15000	45	88	F	31262300	6,70	Link
6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7	806	115	✕	80	2700	15000	38	114	E	31296800	10,10	Link
6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR		7	806	115	✕	80	4000	15000	38	114	E	31298200	10,10	Link
6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR		7	806	115	✕	80	6500	15000	48	93	E	31300200	10,10	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	7	806	115	✕	80	2700	15000	48	93	E	31304000	10,40	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR		7	806	115	✕	80	4000	15000	48	95	E	31308800	10,40	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR		7	806	115	✕	80	6500	15000	35	106	E	31310100	10,40	Link
8 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR		7	806	115	✕	80	2700	15000	48	95	E	31302600	10,40	Link
8 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR		7	806	115	✕	80	4000	15000	48	95	E	31306400	10,40	Link

CorePro LED Specialties



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	100	✕	80	3000	15000	37,2	114,3	F	81451200	6,20	Link
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	110	✕	80	4000	15000	37,2	114,3	E	81453600	7,25	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.


Klassieke filament LEDbulb



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 LED double layers 20W E27 smoky DIM	20	6,5	200	30	●	80	1800	15000	202	293		31372900	58,70	Link
2 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	162	293		31537200	40,40	Link
3 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	202	286		31539600	43,70	Link
4 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	66	273		31541900	36,10	Link
5 LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	25	4	250	62	●	80	1800	15000	96	143		31547100	22,25	Link
6 LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	26	7	270	38	●	80	1800	15000	103	366		31374300	61,60	Link
7 LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	28	4,5	300	66	✕	80	1800	15000	162	293		31382800	35,55	Link
8 LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND		4,5	300	66	✕	80	1800	15000	202	286		31384200	35,55	Link
9 LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	35	4	400	100	●	80	3000	15000	200	293	F	66662000	49,65	Link
10 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	7	470	67	●	80	1800	15000	162	293		31376700	39,90	Link
11 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	202	286		31378100	44,25	Link
12 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	66	273		31380400	36,10	Link
13 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D		5	500	100	●	80	2700	15000	112	142	F	59353700	18,90	Link
14 LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D		5,5	470	85	✕	80	1800	15000	202	188		31386600	46,00	Link
15 LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	120	13	2000	153	✕	80	4000	15000	19	600	D	76453100	17,10	Link
15 LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4		13	2000	153	✕	80	2700	15000	19	60	D	76435700	17,10	Link
15 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		13	2000	153	✕	80	2700	15000	19	60	D	76451700	17,10	Link
15 LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	150	17,5	2452	140	✕	80	4000	15000	19	600	D	76459300	22,05	Link
15 LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		17,5	2452	140	✕	80	2700	15000	19	600	D	76457900	22,05	Link

MASTER Value Decoratieve LEDbulb



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur		€	
1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	25	4	250	62	●	80	1800	15000	31551800	9,95	Link
2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	31553200	12,60	Link
3 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	31555600	17,05	Link

MASTER Value Decoratieve LED kaars- en kogellampen



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur		€	
1 MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	15	2,6	136	52	●	80	1800	15000	31607200	13,65	Link
2 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G		2,5	136	54	●	80	1800	15000	31603400	7,10	Link
3 MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G		2,6	136	52	●	80	1800	15000	31605800	13,65	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

Accessoires



E27

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	16777900	22,55	Link
2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	16776200	22,55	Link
3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	62405700	22,55	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.nl/ledlampen.

LEDtubes

philips.nl/
ledtube

Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.

- MASTER: Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 70.000 branduren en tot 170 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
  - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
  - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
  - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- MASTER Value: Beste prijs/performance verhouding (50.000 branduren, 150 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- CorePro: CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruimtes met lage plafonds (30K hrs, <130 lm/W)

Kantoor	Industrie	Parkeerterrein	Winkel	Publieke ruimte
MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 tot 3700 lm	**MasterConnect LEDtube EM/Mains T8** tot 3700 lm	**MasterConnect LEDtube EM/Mains T8** tot 3700 lm	**MasterConnect LEDtube EM/Mains T8** tot 3700 lm	**MasterConnect LEDtube EM/Mains T8** tot 3700 lm
MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm UE tot 3700 lm	**MASTER LEDtube (EM/Mains) T8** HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm UE tot 3700 lm	**MASTER LEDtube (EM/Mains) T8** HO tot 3100 lm	**MASTER LEDtube (EM/Mains) T8** HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	**MASTER LEDtube (EM/Mains) T8** HO tot 3100 lm
MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3000 lm	**MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5** HO tot 3900 lm UO tot 5600 lm	**MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5** HO tot 3900 lm	**MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5** HO tot 3900 lm	**MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5** HE tot 3000 lm HO tot 3900 lm
MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	**MASTER LEDtube (Universeel) T8** HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	**MASTER LEDtube (Universeel) T8** HO tot 3100 lm	**MASTER LEDtube (Universeel) T8** HO tot 3100 lm UO tot 3700 lm	**MASTER LEDtube (Universeel) T8** HO tot 3100 lm
		CorePro LEDtube (Universeel) T8 SO tot 2200 lm		

MASTER LEDtube EM/MAINS T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP										50			81965400	1,60	Link
2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	83	3000	70000	19	600	E	69747400	14,45	Link
2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	83	4000	70000	19	600	E	69749800	14,45	Link
2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	83	6500	70000	19	600	E	69751100	14,45	Link
2 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	✗	80	4000	70000	19	900	E	68708600	18,05	Link
2 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160	✗	80	6500	70000	0	900	E	68710900	18,05	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	160	160	✗	80	3000	70000	0	1200	C	59235600	20,55	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8		12,5	2100	168	160	✗	80	4000	70000	0	1200	C	59237000	20,55	Link
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12,5	2100	168	160	✗	80	6500	70000	0	1200	C	59239400	20,55	Link
4 MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8		13,5	2500	185	160	✗	80	4000	70000	25,8	1200	B	33972900	27,65	Link
4 MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8		13,5	2500	185	160	✗	80	6500	70000	25,8	1200	B	33974300	27,65	Link
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8		14,7	2300	156	160	✗	80	3000	70000	25,8	1200	D	31656000	23,10	Link
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8		14,7	2500	170	160	✗	80	4000	70000	25,8	1200	C	31658400	23,10	Link
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8		14,7	2500	170	160	✗	80	6500	70000	25,8	1200	C	31660700	23,10	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	159	160	✗	80	3000	70000	0	1500	D	59241700	26,40	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8		18,2	3100	170	160	✗	80	4000	70000	0	1500	C	59243100	26,40	Link
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8		18,2	3100	170	160	✗	80	6500	70000	0	1500	C	59245500	26,40	Link
4 MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8		20	3700	185	160	✗	80	4000	70000	25,8	1500	B	33976700	37,15	Link
4 MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8		20	3700	185	160	✗	80	6500	70000	25,8	1500	B	33978100	37,15	Link
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8		21,7	3400	156	160	✗	80	3000	70000	25,8	1500	D	31662100	31,75	Link
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8		21,7	3700	170	160	✗	80	4000	70000	25,8	1500	C	31664500	31,75	Link
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8		21,7	3700	170	160	✗	80	6500	70000	25,8	1500	C	31666900	31,75	Link

MASTER Value LEDtube T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Glas Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190	✗	80	3000	60000	50	600	E	64679000	12,00	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	190	✗	80	4000	60000	50	600	E	64681300	12,00	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	190	✗	80	6500	60000	50	600	E	64683700	12,00	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190	✗	80	3000	60000	50	1200	D	64685100	17,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	190	✗	80	4000	60000	50	1200	D	64687500	17,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	190	✗	80	6500	60000	50	1200	D	64689900	17,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8		15,5	2300	148	190	✗	80	3000	60000	25,8	1200	D	31680500	19,05	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	4000	60000	25,8	1200	C	31682900	19,05	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	6500	60000	25,8	1200	C	31684300	19,05	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	141	190	✗	80	3000	60000	25,8	1500	D	64691200	19,55	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20,5	3100	151	190	✗	80	4000	60000	51	1500	D	64693600	19,55	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20,5	3100	151	190	✗	80	6500	60000	51	1500	D	64695000	19,55	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	190	✗	80	3000	60000	25,8	1500	D	31686700	25,80	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	190	✗	80	4000	60000	25,8	1500	C	31688100	25,80	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	190	✗	80	6500	60000	25,8	1500	C	31690400	25,80	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LEDtube EM/MAINS T8




Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totalelengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	18	8	800	100	240	✗	80	4000	30000	25,7	600	F	32531900	11,15	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8		8	800	100	240	✗	80	6500	30000	25,7	600	F	32533300	11,15	Link
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	110	240	✗	80	4000	30000	25,7	1200	E	32535700	12,85	Link
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865		14,5	1600	110	240	✗	80	6500	30000	25,7	1200	E	32537100	12,85	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	✗	80	4000	30000	25,7	1200	E	80613500	14,45	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8		18	2000	111	240	✗	80	6500	30000	25,7	1200	E	80611100	14,45	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	58	20	2200	110	240	✗	80	4000	30000	25,7	1500	E	32539500	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8		20	2200	110	240	✗	80	6500	30000	25,7	1500	E	32541800	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	✗	80	4000	30000	25,7	1500	E	80617300	17,30	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8		24	2700	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	1500	E	80615900	17,30	Link

MASTER LEDtube InstantFit HF T8



Voor gebruik met HF ballast

Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totalelengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	83	3000	60000	25,6	600	E	74353900	31,30	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	83	4000	60000	25,6	600	E	74355300	31,30	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	83	6500	60000	25,6	600	E	74367600	31,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	✗	83	3000	60000	25,6	1200	E	68752900	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	✗	83	4000	60000	25,6	1200	D	68748200	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	✗	83	6500	60000	25,6	1200	D	68750500	27,90	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8		16	2350	146	160	✗	83	3000	60000	25,6	1200	D	68800700	31,65	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	✗	83	4000	60000	25,6	1200	D	68796300	31,65	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	✗	83	6500	60000	25,6	1200	D	68798700	31,65	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160	✗	83	3000	60000	25,6	1500	E	68758100	34,85	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8		20	3100	155	160	✗	83	4000	60000	25,6	1500	D	68754300	34,85	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	✗	83	6500	60000	25,6	1500	D	68756700	34,85	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	✗	83	3000	60000	25,6	1500	D	68806900	40,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	✗	83	4000	60000	25,6	1500	D	68802100	40,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	✗	83	6500	60000	25,6	1500	D	68804500	40,20	Link

MASTER Value LEDtube Universal T8



Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totalelengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15,5	2300	148	190	✗	80	3000	60000	26	1200	D	31668300	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	4000	60000	26	1200	C	31670600	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	6500	60000	26	1200	C	31672000	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3400	147	190	✗	80	3000	60000	26	1500	D	31674400	36,95	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8		23	3700	160	190	✗	80	4000	60000	26	1500	C	31676800	36,95	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3700	160	190	✗	80	6500	60000	26	1500	C	31678200	36,95	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LEDtube Universal T8



Universeel (EM & HF ballast)

Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	18	8	850	106	240	✗	80	3000	30000	25,7	600	F	78277100	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	✗	80	4000	30000	25,7	600	E	78279500	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8		8	900	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	600	E	78281800	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	102	240	✗	80	3000	30000	27,9	1200	F	80166600	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18	2000	111	240	✗	80	4000	30000	27,9	1200	E	80168000	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	✗	80	6500	30000	27,9	1200	E	80170300	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	108	240	✗	80	3000	30000	27,9	1500	F	80172700	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	✗	80	4000	30000	27,9	1500	E	80174100	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	✗	80	6500	30000	27,9	1500	E	80176500	34,05	Link

MASTER LEDtube Mains T5



Direct op netspanning

Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	14	8	1000	125	200	✗	80	3000	50000	19	600	E	33425000	22,30	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU		8	1050	131	200	✗	80	4000	50000	19	600	E	33427400	22,30	Link
1 MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU		8	1050	131	200	✗	80	6500	50000	19	600	E	33429800	23,05	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28	16,5	2300	139	200	✗	80	3000	50000	19	1200	D	33431100	33,75	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU		16,5	2500	151	200	✗	80	4000	50000	19	1200	D	33433500	33,75	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU		16,5	2500	151	200	✗	80	6500	50000	19	1200	D	33435900	33,75	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	35	20	2800	140	200	✗	80	3000	50000	15,8	1500	D	33437300	39,70	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU		20	3000	150	200	✗	80	4000	50000	15,8	1500	D	33439700	39,70	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU		20	3000	150	200	✗	80	6500	50000	15,8	1500	D	33441000	39,70	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200	✗	80	3000	50000	15	1200	D	81921000	50,60	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	✗	80	4000	50000	15	1200	D	81923400	50,60	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	✗	80	6500	50000	15	1200	D	81925800	50,60	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	138	200	✗	80	3000	50000	15	1500	D	81929600	52,15	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	✗	80	4000	50000	15	1500	D	81931900	52,15	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	✗	80	6500	50000	15	1500	D	81933300	52,15	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200	✗	80	3000	50000	15,5	1500	D	29050100	63,35	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200	✗	80	4000	50000	15,5	1500	D	29052500	63,35	Link
2 MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200	✗	80	6500	50000	15,5	1500	D	29054900	63,35	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Voor gebruik met HF ballast

Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200	●	80	3000	60000	15,5	600	E	74323200	24,25	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8	1050	131	200	●	80	4000	60000	15,5	600	E	74325600	24,25	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8	1050	131	200	●	80	6500	60000	15,5	600	E	74327000	24,25	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	●	80	3000	60000	15,5	1200	E	74329400	35,70	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	151	200	●	80	4000	60000	15,5	1200	D	74331700	35,70	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	151	200	●	80	6500	60000	15,5	1200	D	74333100	35,70	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	74335500	38,50	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	74337900	38,50	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	74339300	38,50	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200	●	80	3000	60000	15,5	1200	E	74951400	45,70	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1200	D	74953800	45,70	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1200	D	74955200	45,70	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	74957600	48,10	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	74959000	48,10	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	74961300	48,10	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	160	✕	80	3000	60000	15,2	1500	E	70599500	58,10	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	160	✕	80	4000	60000	15,2	1500	D	70603900	58,10	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	160	✕	80	6500	60000	15,2	1500	D	70605300	58,10	Link

CorePro LED PLC



2 pins voor gebruik met EM ballast
4 pins voor gebruik met HF ballast

Roterend G24Q/G24D

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	105	120	✕	83	3000	30000	24,3	100	F	70659600	12,50	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1		4,5	475	105	120	✕	83	3000	30000	24,3	100	F	70663300	12,95	Link
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	120	✕	83	4000	30000	24,3	100	F	70661900	12,50	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	120	✕	83	4000	30000	24,3	100	F	70665700	12,95	Link

CorePro LED PLC 2P



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G24D

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	650	92	120	✕	83	3000	30000	24,3	100	F	54127200	13,65	Link
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	700	92	120	✕	83	4000	30000	24,3	100	F	54129600	13,65	Link
2 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	950	105	120	✕	83	3000	30000	24,3	200	F	54123400	16,80	Link
2 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	1000	105	120	✕	83	4000	30000	24,3	200	F	54125800	16,80	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PLC 4P



Voor gebruik met HF ballast

Roterend G24Q

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18	6,5	650	92	120	✗	83	3000	30000	50	100	F	54119700	15,55	Link
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	700	92	120	✗	83	4000	30000	50	100	F	54121000	15,55	Link
2 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	26	9	950	100	120	✗	83	3000	30000	24,3	200	F	54115900	20,20	Link
2 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	1000	100	120	✗	83	4000	30000	24,3	200	F	54117300	20,20	Link

CorePro LED PLL



Voor gebruik met HF ballast

Glas Roterend 2G11

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	36	16,5	2000	121	160	83	3000	30000	43,6	400	E	73966200	31,60	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	4000	30000	43,6	400	E	73974700	31,60	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	6500	30000	43,6	400	E	73976100	31,60	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	55	24	3200	133	160	83	3000	30000	17	540	E	82839700	35,50	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11		24	3400	141	160	83	4000	30000	17	540	E	82841000	35,50	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160	83	6500	30000	17	540	E	82843400	35,50	Link

CorePro LED PLS



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G23

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11	5	520	104	120	82	3000	30000	15,8	170	F	59666800	12,05	Link
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	82	4000	30000	15,8	170	F	59668200	12,05	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

TrueForce

philips.nl/
ledlampen

Philips TrueForce LED-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van HID-lampen, Highbay-lampen, SOX-lampen en SON-T-lampen. Profiteer van de voordelen van LED, zoals verbeterde energie-efficiëntie en een lange levensduur, terwijl jouw initiële investering laag blijft.

Stedelijke ruimte



Trueforce Core
LED HPL (SON)



TrueForce
LED HPL (SON)

Winkel



TrueForce Core
LED HPL (SON)



TrueForce LED HPI
(Highbay - MH)

Industrie



TrueForce Core LED voor
industrie en detailhandel
(highbay – HPI/SON/HPL)



TrueForce LED HPI
(Highbay - MH)

Wegen & straten



Trueforce CorePro LED HPL



TrueForce
LED HPL (SON)



TrueForce LED Road (SON)



Trueforce LED SOX

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)



E40

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	136	60	☒	80	4000	50000	250	290	F	75367200	213,70	Link
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB		95	13000	136	120	☒	80	4000	50000	250	290	E	75369600	213,70	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	142	60	☒	80	4000	50000	250	290	F	75371900	248,35	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB		140	20000	142	120	☒	80	4000	50000	250	290	D	75373300	248,35	Link

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning zonder ontsteker. Aanbevolen wordt om de condensator te verwijderen om de Power factor te verbeteren.

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	50	21	2850	135	360	☒	80	3000	50000	75	178	D	63814600	93,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	360	☒	80	4000	50000	75	178	D	63816000	93,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	80	28	3800	135	360	☒	80	3000	50000	75	178	D	63818400	106,70	Link
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	360	☒	80	4000	50000	75	178	D	63820700	106,70	Link
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	135	360	☒	80	3000	50000	84	178	D	63822100	132,00	Link
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830		42	5700	135	360	☒	80	3000	50000	84	191	D	63826900	132,00	Link
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	360	☒	80	4000	50000	84	178	D	63824500	132,00	Link
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	360	☒	80	4000	50000	84	191	D	63828300	132,00	Link

Trueforce CorePro LED HPL



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	153	300	☒	80	3000	25000	75	180	D	75025100	42,00	Link
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	300	☒	80	4000	25000	75	180	D	75027500	42,00	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	166	300	☒	80	3000	25000	75	180	C	75029900	56,50	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	300	☒	80	4000	25000	75	180	C	75031200	56,50	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	26	4000	153	300	☒	80	3000	25000	90	245	D	75033600	69,75	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR		26	4000	153	300	☒	80	4000	25000	90	245	D	75035000	69,75	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	200	36	5500	152	300	☒	80	3000	25000	90	245	D	29927600	80,30	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR		36	6000	166	300	☒	80	4000	25000	90	245	C	29929000	80,30	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR		36	5500	152	300	☒	80	3000	25000	90	230	D	29931300	80,30	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR		36	6000	166	300	☒	80	4000	25000	90	230	C	29933700	80,30	Link

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)



B22

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	26	18	2500	138	230	☒	80	4000	50000	52	312	D	30562500	80,00	Link
2 TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	36	28	4000	142	230	☒	80	4000	50000	52	425	D	30564900	90,00	Link
2 TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	55	36	5000	138	230	☒	80	4000	50000	52	425	D	30566300	100,00	Link

TrueForce LED Public (Road – SON)



Voor gebruik met EM ballast. De ontsteker kan in het syteem blijven (InstantFit). Aanbevolen wordt om de condensator niet te verwijderen voor een optimale Power Factor.

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED Road 25W E27 730 MV	50	25	4000	160	☒	70	3000	50000	61	200	C	33157000	138,00	Link
1 TrueForce LED Road 25W E27 740 MV		25	4200	168	☒	70	4000	50000	61	200	C	33159400	138,00	Link
2 TrueForce LED Road 40-25W E27 730		25	4000	160	☒	70	3000	50000	61	200	D	63251900	138,00	Link
2 TrueForce LED Road 42-25W E27 740		25	4200	168	☒	70	4000	50000	61	200	D	63253300	138,00	Link
1 TrueForce LED Road 55-35W E27 730	70	35	5500	157	☒	70	3000	50000	61	200	D	81115300	184,00	Link
1 TrueForce LED Road 60-35W E27 740		35	6000	171	☒	70	4000	50000	61	200	D	81117700	184,00	Link
3 TrueForce LED Road 112-68W E40 730	100	68	11200	164	☒	70	3000	50000	71	262	D	63908200	286,90	Link
3 TrueForce LED Road 120-68W E40 740		68	12000	176	☒	70	4000	50000	71	262	C	63910500	286,90	Link
4 TrueForce LED Road 84-55W E40 730		55	8400	152	☒	70	3000	50000	71	262	D	63904400	195,50	Link
4 TrueForce LED Road 90-55W E40 740		55	9000	163	☒	70	4000	50000	71	262	D	63906800	195,50	Link
3 TrueForce LED Road 68W E40 730 MV	150	68	11200	164	☒	70	3000	50000	71	262	C	70583100	207,00	Link
3 TrueForce LED Road 68W E40 740 MV		68	12000	176	☒	70	4000	50000	71	262	C	70585500	207,00	Link
3 TrueForce LED Road 68W E40 765 MV		68	12000	176	☒	70	6500	50000	71	262	C	70587900	207,00	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	80	20	2600	130	150	☒	80	3000	15000	80	139	E	78101900	33,30	Link
1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3		20	2700	135	150	☒	80	4000	15000	80	139	D	78103300	33,30	Link
2 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	125	30	3700	123	180	☒	80	3000	15000	100	165	E	78095100	45,15	Link
2 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3		30	4000	133	180	☒	80	4000	15000	100	165	E	78097500	45,15	Link
3 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3		35	4800	137	180	☒	80	3000	15000	118	193	D	78105700	58,35	Link
3 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3		35	5000	142	180	☒	80	4000	15000	118	193	D	78107100	58,35	Link



E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50	17	2800	164	☒	70	3000	25000	38	170	C	31625600	52,50	Link
1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV		17	3000	176	☒	70	4000	25000	38	170	C	31627000	52,50	Link
2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	70	26	4200	161	☒	70	3000	25000	38	210	C	31629400	63,00	Link
2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV		26	4500	173	☒	70	4000	25000	38	210	C	31631700	63,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	100	40	7200	180	☒	70	3000	25000	46	225	C	31633100	126,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV		40	7500	187	☒	70	4000	25000	46	225	B	31635500	126,00	Link

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.nl/ maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

Snelkeuzelijst

Middels onderstaande snelkeuzelijst kun je aan de hand van de lichtlijnlengte vaststellen hoeveel draagprofielen, LED-modules en accessoires er nodig zijn bij 1/2 bezettng. Zoek de beoogde draagprofielen, LED-modules of accessoires in de rijen van de tabel en raadpleeg vervolgens het aantal hiervan in de juiste kolom, corresponderend met de lichtlijnlengte. Voor de aantallen bij 1/3 bezetting, zie tabel op de volgende pagina.

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet		Lengte (m)																																						
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66
	**Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m)** **LL523T 9 WH** EOC: 43448999 *ook verkrijgbaar in zwart & zilver*		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) **LL546T 9 WH** EOC: 43449699 *ook verkrijgbaar in zwart & zilver*	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
	**LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W)** **LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *** EOC: 38425100 **LED-module 16000 lumen, 840, dali** **LL523X LED160S/840 PSD WB WH *** EOC: 06533800	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
	Blindafdekking **LL500Z BC L2300 WH** EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
	**Electrische aansluitingskit** **LL500Z 2xEP CU WH** EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	**Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn** **LL500Z CPE WH** EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL500Z CB-CH WH** EOC: 37460399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22
	**Bevestigingsklem voor pendel-montage (incl 5000mm kabel)** **LL500Z MB-SW2 L5000 WH** EOC: 37457399																																							
	**Bevestigingsklem voor directe plafondmontage** **LL500Z SMB WH** EOC: 37448199																																							

**verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Policarbonaat optiek)*

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		**LL546T** (lichtlijn)		**LL546T** (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)	**LL523X** (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)	**LL523X** (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet

| | | Lengte (m) | | |



PHILIPS

CoreLine Lichtlijn

Snelkeuzelijst

CoreLine Lichtlijn

Voor elk project waar licht het verschil maakt

Middels deze snelkeuzelijst bepaal je snel het aantal modules dat bij een hal met standaardafmetingen benodigd is. Bepaal hiertoe eerst de lengte van de lichtlijn. Vervolgens bepaal je welk lux-niveau nodig is voor het desbetreffende project. Indien de juiste lengte en luxniveau gekozen zijn, zoek je middels de kolommen de juiste lichtlijnlengte op. In de corresponderende kolom wordt het benodigde aantal LED-modules en de brutoprijs per strekkende meter weergegeven. Herhaal deze werkwijze ook voor het aantal benodigde accessoires.

Snelkeuzelijst
CoreLine Lichtlijn
1/2 bezet op 6 meter hoogte*

		Lengte (m) incl. aansluitstuk																														
		5,37	7,07	8,77	10,47	12,17	15,57	17,27	18,97	22,37	24,07	25,77	29,17	30,87	32,57	35,97	37,67	39,37	42,77	44,47	46,17	49,57	51,27	52,97	56,37	58,07	59,77	63,17	64,87	66,57	69,97
		Aantal stuks per lengte																														
	**LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar** *(vervangt 2x36 W)* **LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63819800	**193 lux**	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		99		95		90	87		87	86		86	85		84	85		84	84		84	84		84	83		84	83		83	83
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x58 W)* **LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63821100	**340 lux**	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		106		101		96	94		94	92		92	91		91	91		90	91		90	90		90	89		90	89		89	89
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x80 W)* **LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63823500	**513 lux**	2		3		4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		119		113		108	105		105	103		103	102		101	102		101	101		101	100		100	100		100	100		100	100
	LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63825900	**193 lux**		1		2			3			4			5			6			7			8			9			10		
	**Brutoprijs per meter (in €)**			77		84			79			76			74			74			73			73			72			72		
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63827300	**340 lux**		1		2			3			4			5			6			7			8			9			10		
	Brutoprijs per meter (in €)			81		89			84			81			79			79			78			78			77			76		
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63829700	**513 lux**		1		2			3			4			5			6			7			8			9			10		
	Brutoprijs per meter (in €)			91		103			97			93			90			90			89			88			88			87		

Accessoires

	**Blindafdekking 1,70 m** **LL217X 7x2.5 BC** EOC: 10849300		1		2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	18		19	20
	Blindafdekking 3,40 m **LL234X 7x2.5 BC** EOC: 10855400			1		1			2			3			4			5			6			7			8			9		
	**Electrische aansluitingskit (7 aders)** **LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH** EOC: 10819600		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL200Z CB WH (5PCS)** EOC: 18855699		1	1	2	1	2	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	5	6	3	6	6	4	7	7	4	8	8	4	8	9

** Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.*
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

*** **Verkrijgbaar in optieken**: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel)*
A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek)

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Snelkeuzelijst
CoreLine Lichtlijn
1/3 bezet op 6 meter hoogte*

		*	Lengte (m) incl. aansluitstuk												
			5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27	56,37	61,47	66,57
			Aantal stuks per lengte												
	**LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar** *(vervangt 2x36 W)* **LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63819800	**134 lux**	1		3		5		7		9		11		13
	Brutoprijs per meter (in €)		74		67		66		65		64		64		64
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x58 W)* **LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63821100	**238 lux**	1		3		5		7		9		11		13
	Brutoprijs per meter (in €)		77		71		70		68		68		68		68
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x80 W)* **LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63823500	**357 lux**	1		3		5		7		9		11		13
	Brutoprijs per meter (in €)		84		78		77		75		75		75		75
	**LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar** **LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63825900	**134 lux**		1		2		3		4		5		6	
	Brutoprijs per meter (in €)			65		63		61		61		61		61	
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63827300	**238 lux**		1		2		3		4		5		6	
	Brutoprijs per meter (in €)			67		66		64		64		64		64	
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63829700	**357 lux**		1		2		3		4		5		6	
	Brutoprijs per meter (in €)			74		73		71		71		71		70	

Accessoires

	Blindafdekking 3,40 m **LL234X 7x2.5 BC** EOC: 10855400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	**Electrische aansluitingskit (7 aders)** **LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH** EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL200Z CB WH (5PCS)** EOC: 18855699	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	6

** Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.*
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

*** **Verkrijgbaar in optieken**: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel)*
DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) | A (Asymmetrisch 20°)
VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek)

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Re¯ectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Goed om te weten

Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis
A	Assymetrische bundel
A20	Assymetrische bundel 20°
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)
ALU	Aluminium
AWB	Assymetrische brede bundel (assymetrical wide beam)
BC	Blindafdekking
BK	Zwart (black)
C	Aluminium (hoogglans) reflector
CB-CH	Ophanging met varkensstaart
CD	Kabelgoot
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot
CL	Clear
CM	Middenvoeding
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteviging
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling
D	Dimbaar
DA25W	Dubbel Assymetrisch 25° brede bundel (Dubble Assymetrical 25° Wide Beam)
DA25N	Dubbel Assymetrisch 25° smalle bundel (Dubble Assymetrical 25° Narrow Beam)
DA35W	Dubbel Assymetrisch 35° brede bundel (Dubble Assymetrical 35° Wide Beam)
DN	Downlight
DT	DimTone
EL1	1-uurs noodverlichting
EL3	3-uurs noodverlichting
ELB3	3-uurs noodverlichting
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA
EM120B	Noodverlichting zonder zelftest
2xEP CU	2x Eindkap + aansluitblok
FR	Frosted
GR	Grijs (grey)
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA
HO	High Output
LCC1070	Aansluitsnoer met wieland connector
LCC2070	Aansluitsnoer met wieland connector
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4000lm)
LRM1070	Aan/uit
LRM1080	Aan/uit incl parallel schakelen
LRM2070	Aan/uit incl beweging & daglicht regeling
LRM2080	Aan/uit incl beweging & daglicht regeling + parallel schakelen
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning
MB	Gemiddelde bundel (medium beam)
MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)
MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)
MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)
NB	Smalle bundel (narrow beam)
ND	Non Dim
NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)
NW	Neutraal wit

Afkorting	Betekenis
OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)
PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
PCO	Polycarbonaat Optiek
PH	Fotocel (photocell)
PSD	Dali dimbaar (power supply dali)
PSED	Dali dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
RC	Inbouw (recessed ceiling)
RND	Rond
S	Symetrische bundel
SM	Opbouw (surface mounted)
SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
SPA-CD	Springveer montagebeugel
SQR	Vierkant (square)
ST	Track spot (spotlight track)
SW2	Pendeldraad
TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
UE	Ultra Efficient
UO	Ultra Output
VPE	Verpakkingseenheid
VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
W30L120	30cm x 120cm
W30L60	30cm x 60cm
W60L60	60cm x 60cm
WB	Brede bundel (wide beam)
WEC	Externe snelaansluiting
WH	Wit (white)
WIA	Wireless interact ready
WR	Witte reflector
WW	Warm wit
XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
XT	Extreme

Twee nieuwe regelgevingen voor meer duurzaamheid

Wat je moet weten over de EU-regelgeving inzake **ecodesign** (SLR) en **energielabels** (ELR)

Vanaf september 2021 zal de EU twee bijgewerkte verordeningen implementeren, die beide tot doel hebben de voorsprong van de verlichtingsindustrie op het gebied van duurzaamheid verder uit te breiden door aanzienlijke energiebesparingen te realiseren voor verlichtingsproducten en -systemen.

De regelgeving inzake ecodesign - verbetering van de productprestaties

- Optimalisering van het ontwerp van lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparaten voor meer duurzaamheid en efficiëntie
- Producten die niet aan de vereisten voldoen, zullen geleidelijk uit de markt worden genomen (bv. T8-fluorescentielampen in 2023)
- Verlichtingsinstallaties moeten worden gerenoveerd met nieuwe energiezuinige lichtbronnen

Voor meer transparantie, efficiëntie, duurzaamheid - **en een groenere toekomst.**

De regelgeving inzake energielabels - responsabilisering door informatie

- Introductie van een nieuw consument-vriendelijk energielabel om eindgebruikers in staat te stellen energie-efficiënte producten te kiezen
- een nieuwe schaal geeft aan hoe efficiënt een product is - de definitie van A tot G zal veranderen op basis van de nieuwe efficiëntievereisten

Huidig label	
Klasse	**Lm/W**
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

EU-voorstel nieuw label	
Klasse	**Lm/W**
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Een beter leven, een betere wereld

Signify is **100% koolstofneutraal** sinds september 2020.

We recycleren **tot 90%** van ons productieafval.

We gebruiken **100% hernieuwbare elektriciteit.**

Onze papieren verpakking voor LED-lampen en armaturen bespaart **meer dan 500.000 kilo plastic afval** per jaar.

Bedankt om voor Signify te kiezen en deel te nemen aan onze missie!

UV-C luchtdesinfectie

Creëer nieuwe kansen voor jou en jouw klanten

UV-C is een kans. Ook voor jou en jouw klant.

UV-C is een bewezen doeltreffende manier om lucht te ontsmetten.

Studies tonen aan dat UV-C luchtdesinfectie toestellen **99,99%** van alle aanwezige virussen en bacteriën inactiveren **in minder dan 10 minuten**.

UV-C oplossingen zijn geschikt voor het desinfecteren van **lucht** in tal van sectoren zoals **scholen**, **zorginstellingen**, **kantoren**, **winkels** en **sportfaciliteiten**.

Wil je meer weten over UV-C of de aangehaalde studies?
Ga naar **philips.nl/uvcinstalleren**

Ventileren én desinfecteren, een winnende combinatie!

Ventileren helpt om de overdracht van infectie-ziekten, zoals corona, te beperken. Ventilatie zorgt enkel voor verse lucht en daarmee minder virussen, terwijl UV-C de overblijvende virussen ook echt onschadelijk maakt. **Voor 99,9% en dat in minder dan 10 minuten.**

Waarom kiezen voor UV-C?


Betrouwbaar
Philips heeft ruim 35 jaar ervaring met UV-C technologie.

Snel
In laboratoriumtests inactiveerden onze UV-C upper air armaturen 99,99% van het SARS-CoV-2-virus in de lucht in minder dan 10 minuten.

Doeltreffend
Alle virussen en bacteriën die tot op heden zijn getest, reageren doel-treffend op desinfectie met UV-C.

Veilig
Al onze producten voldoen aan alle veiligheidsnormen en certificering.

Philips UV-C producten voor luchtdesinfectie

		Material	Material Description	EOC8	Bruto*
Philips UV-C upper air **		910505103001	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM | 60x60 plafondtegel (inbouw)	96500300	**€ 1,500.00**
		910505103004	SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4 | pendelarmatuur	96503400	**€ 1,500.00**
		910505103005	SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB | plafondarmatuur (opbouw)	96504100	**€ 1,600.00**
		919206000011	WL345W 1xTUV T5 25W HFS | wandarmatuur	90445900	**€ 1,850.00**
		919206000111	WL346W 1xTUV T5 25W HFS | wandarmatuur high power	66504700	**€ 1,950.00**
Philips UV-C active air		912401483298	SM310C 2xTUV PLL 60W HFS | Active Air	79652500	**€ 1,000.00**
		911401548581	UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP | Mobiele unit	53101700	**€ 1,000.00**

*VRG 93

** Philips UV-C upper air armaturen mogen enkel verkocht worden aan, en geïnstalleerd worden door, UV-C gecertificeerde partners. Ook interesse? Kijk op philips.nl/uvcinstalleren voor onze gratis training!

philips.nl/uvcinstalleren

Subsidie of niet?
Check jouw voordelen.



Er zijn steeds meer energiewetten, regels en subsidiemogelijkheden. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en energiebesparing stimuleren. Maar dat maakt het soms wel lastig door de bomen het bos te zien. Daarom heeft Signify de belangrijkste wetten, regels én subsidiemogelijkheden in een online publicatietool overzichtelijke tijdlijn gezet.
Check nu welke besparende maatregelen jij kan nemen met LED-verlichting!

signify.link/led-regelgeving-nl


01
Kies je groep of toepassingsgebied



02
Bekijk relevante wet, regels en subsidies die van toepassing zijn



03
Lees hier voorbeelden



signify.link/led-regelgeving-nl

Signify

Onderweg naar

Energielabel C voor kantoren

Wij reizen met je mee!

De Wet Milieubeheer is erop gericht Nederland stapsgewijs te verduurzamen. Dat geldt ook voor kantoorgebouwen. Er doen zich tijdens dit traject momenten voor waarbij je hulp goed kunt gebruiken. Signify gidst je erdoorheen, en komt met gratis handige hulptools die je helpen jouw klanten te overtuigen.






Hoe zit het ook alweer?

Op 1 januari 2023 moet de eerste stap zijn genomen: elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100 m² aan kantoorfuncties moet dan minimaal Energielabel C hebben. Dat geldt alleen voor kantoorgebouwen waar 50% of meer van de totale oppervlakte een kantoorfunctie heeft. De meest logische stap is om te starten met het beperken van energieverbruik. Oude verlichting vervangen door LED ligt voor de hand; een stap die in de praktijk overigens nog lang niet altijd genomen is.

Hulptool
Voor een overzicht van wetgeving en subsidies heeft Signify voor installateurs en eindgebruikers een online naslagwerk. Ga hiervoor naar signify.link/led-regelgeving-nl



1 Ga het gesprek aan

Een ombouwoperatie naar Energielabel C lijkt complex. Toch volstaan bij het voldoen aan overheidseisen vaak maar enkele stappen. Om het gesprek met je klant goed te laten verlopen, hebben wij het Spoorboekje voor installateurs voor je gemaakt. Hiermee begeleid jij je klant stap voor stap op weg naar het label.

Hulptool
Het Spoorboekje voor installateurs vraag je aan bij philips.nl/labelc



2 Bepaal de maatregelen

Verledden is een effectieve eerste stap op weg naar Energielabel C. Maar soms is meer nodig.
De onafhankelijke adviesinstantie Klimaatroute geeft jouw klanten via een quickscan snel en objectief advies over wat er voor het label nog moet gebeuren.

Hulptool
Een rapport van Klimaatroute vraag je eenvoudig aan via philips.nl/labelc

3 Maak een lichtplan

Soms is verledden niet meer dan het vervangen van bestaande armaturen. Het is een goed moment voor een check van het benodigde aantal lichtpunten.

Hulptools
Voor de CoreLine lichtplancalculator ga je naar philips.nl/corelinetool
Voor de Interact Ready lichtplancalculator ga je naar philips.nl/iareadytool

4 Bestel goede producten

Heb je eenmaal een beeld van hoe je wilt verledden, vergeet dan ook de details niet: uitvoering, lichtkleur, opties, etc. Goed, beter, (aller)best: onze lichtcatalogus helpt je verder!

Hulptools
Lichtcatalogus voor tablet en smartphone: philips.nl/lichtcatalogus
Heb je liever de papieren versie?
Ga dan naar philips.nl/installateur



5 Certificaat

De LED-verlichting is geïnstalleerd en mogelijk zijn extra energie-besparende maatregelen getroffen. Je bent nu bijna klaar! Rest je nog contact op te nemen met een EPA-U gecertificeerd adviseur. Na controle kent hij Energielabel C toe.

Hulptool
Ben je op zoek naar een adviseur? Ga naar signify.link/epa-adviseur

Alle hulptools vind je op **philips.nl/labelc**

innovation you

PHILIPS

Hi! Kan ik je helpen?

contactpersonen per regio



Reindert Arends
06 512 888 90
Accountmanager



Mariëlle van Kesteren
06 143 300 11
Accountmanager



Frank Bisschop
06 512 218 57
Accountmanager



Jochem Crooijmans
06 112 032 05
Salesmanager



Martijn Meeuwis
06 183 455 83
Accountmanager



Youri van der Vloed
06 506 705 20
Accountmanager



Robin Schrijver
06 534 019 16
Accountmanager




Roland Vermeulen
06 224 641 49
Accountmanager



Patrick Veldman
06 115 165 70
Accountmanager



Marente Oelers
040 275 01 26
Accountmanager



Voor algemene vragen & informatie over prijzen en levertijden:
040 275 00 90 / licht.csd@signify.com



Corine van den Hoogen



Henriette Klaassen



Senay Kosen



Helma Hendrix

Quotation Support:
informatie over offertes
040 275 03 50
quotations.nl@signify.com

Order Management:
informatie over orders
040 275 04 50
orders.nl@signify.com

Overig support:
Lichtinfodesk: informatie over Interact Pro,
licht en techniek: 040 275 00 01
Reclamaties logistiek & administratief: 040 275 03 00
Garantie, technische klachten: 040 275 00 10

Raadpleeg onze websites voor standaard
lichtplannen, garantievoorwaarden, dimmerlijsten
en productinformatie.
www.lighting.philips.nl & www.interact-lighting.nl

signify.com

Alle informatie voor installateurs op één pagina!

- Innovaties
- Productcatalogus
- Installatievideo's
- Compatibiliteits- en dimmerlijsten
- Nieuwsbrief
- Online hulpmiddelen




philips.nl/installateur

Catalogue app



4000 armaturen en lampen in je binnenzak

CoreLine Lichtplan Calculator



Standaard lichtplannen



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt, kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, de Logistieke Voorwaarden evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) en onze licentievoorwaarden vindt u op **www.lighting.philips.nl**.