

PHILIPS

Products

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

Buitenverlichting Architecturale verlichting

Oktober 2022
Bruto prijslijst – Nederland

'22

ProFlood LED




- Uitzonderlijk hoogwaardige opbrengst, inclusief geavanceerde regeling van de lichtverdeling en aanzienlijk minder verblinding
- Eenvoudig te installeren en in te stellen



ProFlood LED is een waterdichte spot voor de projectie van beelden en het uitkaderen van creatieve verlichtingseffecten. ProFlood LED is daarmee een krachtig hulpmiddel dat verlichtingsontwerpers een grote creatieve vrijheid biedt. Ze kunnen de lichtopbrengst van de spot nauwkeurig afstellen om aan te sluiten op de omgeving of om een speciaal effect te creëren, alsof ze als het ware 'boetseren' met licht.

- Projectie van tekst, logo's, patronen en andere beelden met behulp van een gobo
- Verstelbare sluiters maken nauwkeurige omkadering mogelijk van monochrome of gekleurde bundels
- Verstelbare bundel (from 20° to 40°) om precies aan te sluiten bij de omgeving en de focus en uniformiteit aan te passen
- Lange levensduur van 50.000 uur L80 bij Tq +25 °C
- Anamorfose: speciale software maakt het mogelijk om de vereiste gobovorm te berekenen en vervorming te compenseren.
- Type: BCP608
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Vermogen: 55 W (±5%)
- Lichtstroom: 5590 lm (LED-lichtstroom)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): >70
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: min. L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Voeding: Xitanium LED-drivers 50 W/s
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Aanloopstroom : 20 A
- Dimmen: Nee
- Ingang voor bedieningssysteem: Nee
- Opties: Klasse I en Klasse II

- Optiek: ZoomSpot
- Optisch element: Set optische lenzen
- Optiek: Helder glas, met anti-reflectiecoating
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium, ultradonkergrijs
- Kleur: RAL10714 gelakt
- Onderhoud: Toegang tot netspanningsconnector door de klep aan de achterzijde met één klem te openen (is niet van invloed op optische instellingen)
- Installatie: Buiten: op masttopframe/wand of
- Kabelwartel: M20
- Accessoires: GOBO-ondersteuning (100 mm), sluiters, kleurfilter
- Opmerkingen: Wanneer de Proflood op één zijde boven of onder de as is geïnstalleerd, wordt het geprojecteerde beeld zonder gobocorrectie vervormd weergegeven. Om dit te voorkomen, is speciale 'ANAMORFOSE-software' ontworpen om de vereiste gobovorm te berekenen en de vervorming te compenseren.



Product

BCP608 LED84/740 I EB D9 Gobo GR10714

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
20423200	BCP608 LED84/740 I EB D9 SHUT GR10714	1	4940,00€
20424900	BCP608 LED84/740 I EB D9 GO-SH GR10714	1	4940,00€
20425600	BCP608 LED84/740 II EB D9 Gobo GR10714	1	4940,00€

DecoScene LED BBP621



- Bestand tegen hoge statische belasting
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Richtbaar optiek, tijdens en na plaatsing
- Voorbekabeld geleverd (2 m)
- Laag vermogen en lange levensduur




DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

- Uitvoeringen met twee soorten wit licht (2700K of 4000K),
- Keuze uit drie verschillende rotatiesymmetrische bundels van smal 12° tot breed 40°
- Asymmetrische optiek voor wallwashing-effecten op gevels
- Type: BBP621
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen (+/- 10%): 28 W (wit)
- Stralingshoek: 12° (smalle bundel), 24° (middelbrede bundel) en 40° (brede bundel)
- Lichtstroom: 1085 lm (warmwit, 2700 K) of 1345 lm (neutraalwit, 4000 K)
- Armatuurrendement: 38,7 lm/W (warmwit, 2700 K) of 48,0 lm/W (neutraalwit, 4000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: Warmwit: 2700 K, neutraalwit: 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): > 80 (2700 K), > 75 (4000 K)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: min. L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 tot 35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd (LED-module met eigen driver)

- Netspanning: 100-277VAC / 50-60Hz
- Aanloopstroom: 35 A / 350 μ s
- Optische lichtkap: Extra wit glas (+10% transmissie)
- Materiaal: Behuizing, frontring: hogedruk-spuitsgietaluminium
- Kleur: Frontring: ultradonkergrijs, RAL10714
- Aansluiting: In de armatuur, insteekconnector, 3-polige netspanning
- Onderhoud: Toegang tot de driver door het onderste deel van de behuizing te openen met 4 inbusschroeven
- Installatie: Bodemmontage met de inbouwbus
- Kabelwartel: 2x M20 voor netspanningskabels en doorvoerbedrading
- Opmerkingen: Armaturen kunnen op aanvraag beschermd worden tegen zeezout




BBP621 15xLED-HB/WW I
MB GC GR RMR



Product
BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/NW I
WB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/NW I
MB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/WW I
NB GC GR RMR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
41878800	BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	1	1206,00€
41879500	BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	1	1206,00€
41880100	BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	1	1206,00€
41884900	BBP621 15xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	1	1206,00€
41885600	BBP621 15xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	1	1206,00€
41886300	BBP621 15xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	1	1206,00€

DecoScene LED BBP623




- Bestand tegen hoge statische belasting
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Richtbaar optiek, tijdens en na plaatsing
- Speciale asymmetrische bundel voor grotere afstand tussen armaturen
- Laag vermogen en lange levensduur



DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

- Uitvoeringen met twee soorten wit licht (2700K of 4000K), drie effen kleuren (rood, groen, blauw), evenals instelbaar wit licht en RGB
- Keuze uit drie verschillende cirkelvormige bundels van smal 12° tot breed 40°
- Asymmetrische optiek voor wallwashing-effecten op gevels
- Type: BBP623
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen (+/- 10%): 54 W (wit)
- Stralingshoek: 12° (smalle bundel), 24° (middelbrede bundel), 40° (brede bundel) en asymmetrische bundel
- Lichtstroom: 2460 lm (warmwit, 2700 K) of 3050 lm (neutraalwit, 4000 K)
- Armatuurrendement: 45,5 lm/W (warmwit, 2700 K) of 56,4 lm/W (neutraalwit, 4000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: Warmwit: 2700 K, neutraalwit: 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): > 80 (2700 K), > 75 (4000 K)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: min. L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 tot 35 °C

- Driver (VSA): Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 100-277VAC / 50-60Hz
- Aanloopstroom: 35 A / 350 μ s
- Optische lichtkap: Extra wit glas (+10% transmissie)
- Materiaal: Behuizing, frontring: hogedruk-spuitsgietaluminium
- Kleur: Frontring: ultradonkergrijs, RAL10714
- Aansluiting: Via de aansluitdoos, insteekconnector, 3-polige netspanning
- Onderhoud: Toegang tot de driver door de driverdoos onder de behuizing te openen
- Installatie: Bodemmontage met de inbouwbus
- Kabelwartel: 2x M20 voor netspanningskabels en doorvoerbedrading
- Opmerkingen:: Armaturen kunnen op aanvraag beschermd worden tegen zeezout



Product

BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR

BBP623 34xLED-HB/NW I
MB GC GR RMR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
41902000	BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	1	1679,00€
41903700	BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	1	1679,00€
41904400	BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	1	1679,00€
41905100	BBP623 34xLED-HB/NW I A GC GR RMR	1	1679,00€
41910500	BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	1	1679,00€
41911200	BBP623 34xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	1	1679,00€
41912900	BBP623 34xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	1	1679,00€
41913600	BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR	1	1679,00€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl