

PHILIPS

Belysning

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Profesjonell LED-belysnings katalog

Oppdag vår portefølje av innovative og effektive LED-lyskilder og armaturer for både innendørs og utendørs bruksområder.

Ny generasjon av energisparende Master Ultra Effective, CoreLine FastSet, Ledinaire Slim Downlight All-in og innfelt Downlight.



Lys for alle behov

Her får du en oversikt over Philips sin produktportefølje; lyskilder, armaturer og verktøy. Her finner du alt du trenger, uansett hva prosjektet ditt krever.

Velg Philips LED-belysning for:

De beste produktene

- Vi setter nye standarder for høykvalitetsprodukter som resulterer i mindre vedlikehold, færre tekniske problemer og som styrker omdømmet ditt som en pålitelig lysekspert.
- Våre produkter er designet for enkel installasjon som sparer deg for tid og penger.
- Fra tilkoblede belysningsløsninger til 3D-printede armaturer - med Philips får du LED-belysning som setter standarden i bransjen og som holder deg foran konkurransen.

Bred portefølje

Uansett behov, uansett budsjett: med vår komplette portefølje av LED-belysningsprodukter vil du alltid ha den rette løsningen.





Signify, tidligere kjent som Philips Lighting, er verdensledende innen intelligente LED-belysningssystemer, programvare og tjenester. Vi markedsfører stolt de beste lysmerkene i verden, inkludert Philips og Interact.

PHILIPS

Philips-merket står for kvalitet og energieffektivitet i lys. I over 125 år har Philips-produkter vært i forkant av innovasjon. I dag er Philips anerkjent som det ledende merket innen belysning.

interact

Interact er navnet på vår IoT-programvare og -plattform som administrerer smarte belysningssystemer og dataene som disse systemene samler inn. Smart, enkelt og skalerbart, Interact-programvare passer til en lang rekke bruksområder, fra små kontorer til hele byer.

Du og Signify - et pålitelig partnerskap

Tett samarbeid før, under og etter prosjekter er viktig for oss. Vårt lokale serviceteam sørger for at du alltid får kompetent støtte og informasjon.

Vi jobber godt med lokale grossister som sørger for produkttilgjengelighet, fleksibel og hurtig levering.

For å holde deg oppdatert på det nyeste fra Signify, prøv vårt Signify Lighting Academy. Her finner du et stort utvalg kurs og opplæringsprogram som kan bidra til å heve din kompetanse.

Lysere liv, bedre verden

Vi resirkulerer opptil 90% av produksjonsavfallet.
Vi bruker 100% fornybar strøm.

Takk for at du velger Philips-produkter som tilbys av Signify.

Forbudet mot konvensjonell
belysning gjelder nå!



Bytt til LED!

EU forbudet mot kvikksølv er her og konvensjonell belysning er faset ut. Nå er tiden inne for å bytte til LED. Her finner du tre valg for en enkel overgang, slik at du kan møte etterspørselen etter energibesparende og bærekraftige løsninger.



① Skifte til LED-lyskilder	② Skifte til LED-armaturer	③ Oppgrader til smart LED-belysning
- Beholde eksisterende armaturer - Ønskerløsning med lav installasjonsinnsats - Tilbakebetalingsperiode - den må være mindre enn ett år	- Ideelt for eldre installasjoner, spesielt hvis nåværende standarder ikke er oppfylt - Leter etter økt energieffektivitet og bærekraft	- Leter etter maksimal energieffektivitet og bærekraft - Åpent for nye ideer og smarte lysløsninger


Finn alle produkter og detaljer om det enkle bytte til Philips LED på philips.no/LedConversion

Produkter som er faset ut ¹	(ROHS) 24.02.2023	(ROHS) 24.08.2023	(SLR) 01.09.2023	Philips LED-alternativer
Lyskilde portefølje				
 Kompakte lysstoffrør ikke-integrert PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q				 
 Kompakte lysrør ikke-integrert - Long life PL-C, PL-T, PL-L XTRA				
 Lineære lysrør T8				
 Lineære lysrør T5				
 Lineære lysrør - Long life T8 Xtreme, T5 Xtra				
 Halogenkapsler G9 / G4 / GY6.35				

¹ Produkter som allerede er i markedet, kan fortsatt selges etter disse datoene.

Ekte proffer ser ikke - de finner

Vi er din partner som bistår i de utfordringene du står overfor. Med porteføljen vi tilbyr får du også en rekke online verktøy til bruk i hverdagen.



Installasjonshub



Installasjonshub

- Nyeste produktinformasjonen
- Installasjonsvideoer og trening
- Lenker til alle verktøy
- og mer!

Produktsøk

Produktsøk

- Finn enkelt den perfekte LED-lyskilden eller armaturen for hvert budsjett- og bruksområde

TCO

Kalkulator for totale eierkostnader

- Beregn de totale levetidskostnadene for produktet ved hjelp av noen få enkle trinn

LED-konverteringsverktøy

LED-konverteringsverktøy

- Bruk verktøyet vårt for å hjelpe kunder med å bytte til Philips LED-belysning og maksimere energibesparelser

Innhold

12

Interact Ready

- 12 CoreLine Highbay Gen5
- 12 CoreLine Waterproof
- 13 CoreLine Wall-mounted
- 13 LuxSpace, recessed
- 14 CoreLine Recessed Office compliant
- 15 CoreLine Surface-mounted Office compliant
- 15 CoreLine Panel Office compliant
- 16 CoreLine Downlight
- 17 CoreLine SlimDownlight
- 17 CoreLine Recessed Spot gen2
- 18 MasterConnect LEDspot GU10
- 18 Innendørs tilbehør

23

CoreLine LED-armaturer

- 23 CoreLine Highbay Gen5
- 24 CoreLine Value Highbay
- 25 CoreLine Waterproof
- 26 Coreline FastSet
- 26 CoreLine Trunking Gen2
- 27 Rørformet, vanntett CoreLine
- 28 CoreLine Batten
- 29 CoreLine Malaga LED
- 29 CoreLine Tempo small
- 30 CoreLine Tempo medium
- 30 CoreLine Tempo large
- 31 CoreLine Tempo X-large
- 32 CoreLine Wall-mounted
- 33 CoreLine Recessed Office compliant
- 34 CoreLine Recessed Non-office compliant
- 34 CoreLine Surface-mounted Office compliant
- 35 CoreLine Surface-mounted Non-office compliant
- 35 CoreLine Panel Office compliant
- 36 CoreLine Downlight gen5
- 37 CoreLine SlimDownlight
- 37 CoreLine Recessed Spot gen2
- 38 CoreLine lyskaster gen2

43

Ledinaire LED-armaturer

- 43 Ledinaire Waterproof WT065C
- 43 Ledinaire Waterproof rørinnfatning
- 44 Ledinaire Batten
- 44 Ledinaire Floodlights gen3
- 45 Ledinaire Wall-mounted WL060V
- 45 Ledinaire Wall-mounted WL070V
- 46 Ledinaire Panel Office compliant
- 47 Ledinaire Clear Accent
- 47 Ledinaire Innfelt Downlight
- 48 Ledinaire Plafond
- 48 Ledinaire SlimDownlight DN065B
- 49 Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

Innhold

53

LED-lyskilder

53 MASTER UltraEfficient GU10
53 CorePro LEDspot LV
54 CorePro LEDspot MV
54 CorePro LEDlinear MV
55 CorePro LEDspot AR111
55 MASTER LEDspot ExpertColor LV
56 MASTER LEDspot LV
56 MASTER LEDspot ExpertColor AR111
57 MASTER LEDspot ExpertColor MV
57 MASTER LEDspot MV
58 HF-Performer III for TL5 lamps
58 SceneSwitch LED-spot
59 CorePro LEDcapsule LV
59 MASTER VALUE LEDspot PAR
60 TrueForce LED offentlig (veier – SON)
61 MASTER – LED HID SON-T – Ultra Efficient
61 CorePro LEDcapsule MV
62 TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

63

LED-lyskilder

63 Klassiske LED-glødelamper
63 Dekorative LED-pærer
64 CorePro LEDbulb
64 CorePro LED Candles og Lusters
65 CorePro Plastic LED-spesialiteter
65 MASTER Value GLASS LED Candles og Lusters
66 MASTER Glass LEDbulbs
66 MASTER Value GLASS LEDbulbs
67 Ultra-effektiv LED-pære

68

LED Candles & Lusters

68 CorePro GLASS LED candles and lusters
68 CorePro LEDcandle
69 MASTER Value GLASS LED candles and lusters
69 MASTER UltraEfficient LED candles and lusters
70 MASTER GLASS LED mignon og prismepærer i glass

73

LED-lysrør

73 CorePro LEDtube Elektromagnetisk/nettspenning T8
74 MASTER LEDtube, nettspenning T5
75 MASTER LEDtube Instantfit HF T5
76 MASTER LEDtube Instantfit HF T8 – Elektronisk ballast
76 MASTER LEDtube Elektromagnetisk/nettspenning T8
77 MASTER Value LEDtube T8
77 MASTER Value LEDtube Universal T8
78 CorePro LED tube Universal T8
78 MasterConnect LEDtube EM/hoved T8
79 MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient

80

LED PL-lyskilder

80 CorePro LED PLC 4P
81 CorePro LED PLL
82 MASTER LED Strip
83 CorePro LED Strip
84 Konstant spenning LED-transformatorer
84 CorePro LED PLT 4P

87

TrueForce LED

87 TrueForce CorePro LED HPL
87 TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)
88 TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)
88 TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)
89 TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)
89 TrueForce Core LED SON-T
90 TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)


Philips Interact Ready

interact
ready.

 Kontor		 Industri		 Parkering	 Detailhandel	Tilbehør
 CoreLine Recessed	 CoreLine Downlight	 CoreLine Highbay Gen5	 CoreLine Trunking	 CoreLine Waterproof	 CoreLine Slim Downlight	 RF-Dali Connector Kit
 CoreLine Surface-mounted	 MasterConnect LED-spot	 CoreLine Waterproof	 CoreLine Batten	 CoreLine Wall-mounted	 CoreLine Recessed spot	 Trådløse sensorer
 CoreLine Panel	 MasterConnect LED-lysrør			 MasterConnect LED-lysrør		
 CoreLine FastSet						 Trådløse brytere

interact

Se hvordan det smarte belysningssystemet henger sammen:



Enkelt. Effektiv. Smart.

Det fleksible smarte belysningssystemet Interact Pro gir besparelser og allsidighet til enhver virksomhet – med liten installasjonsinnsats.

Møt Interact Pro: Det trådløse smarte belysningssystemet som er enkelt å installere og sette opp. Systemet vil ha en imponerende effekt på kundenes energibesparelser på kort tid. Med Interact Ready belysning, en gateway og vår prisbelønte app kan man gjøre bygninger smartere, tryggere, mer brukervennlige og behagelige.

Enkelt

Ikke bare er komponentene i det trådløse Interact Pro-systemet enkelt å installere, men oppsett og igangkjøring via Interact Pro-appen er også raskt og intuitivt.

Effektiv

Interact Pro er besparende på mange måter: det er kostnads-effektivt, og man kan oppnå opptil 75% energibesparelse.

Bidrar også til mer effektiv drift takket være fjernovervåking av systemet.

Smart

Interact Pro er ikke bare smart belysning, for oss betyr det smart også allsidighet, fleksibilitet, pålitelighet, sikkerhet – og mye mer.

Lær mer om Interact Pro, fordelene og hvor enkelt det er:
www.interact-lighting.com/pro

Smarte fordeler for smarte installatører



Få gjort mer

- Rask installasjon av lys: trådløst system, ingen boring eller kabling nødvendig
- Enkel å installere og sette opp, selv for nybegynnere
- Praktisk prosjektplanlegging og forberedelse off-site med Interact Pro-appen eller nettportalen



Fungerer overalt

- Ett system for flere bruksområder f.eks kontor, industri, skoler og mange flere
- Omfattende utvalg av høykvalitets Philips Interact Ready LED-armaturer, lyskilder, brytere og sensorer tilgjengelig
- Sømløs integrasjon: kobles enkelt til tredjeparts armaturer ved hjelp av et enkelt sett



Bli den foretrukne partneren

- Tilby smarte belysningsfordeler til en rimeligere total prosjektkostnad enn kablede systemer
- Forbedre omdømmet ditt ved å bli en ekspert på belysningsløsninger utover LED-konvertering



Overbevis kundene dine enkelt

- Oppnå opptil 75% reduksjon i energikostnader med LED-belysning og enkle belysningskontroller
- Forbedre trivsel, produktivitet og sikkerhet med belysning
- Gjør det mulig for eiere og brukere å tilpasse belysning til sine preferanser via Interact Pro-appen

Interact Pro funksjoner

Overbevis kundene dine med en rekke smarte funksjoner som vil ha en imponerende effekt på energisparing og komfort i enhver virksomhet på kort tid.

Oppsett og igangkjøring



Bluetooth-basert oppsett
Enkel igangkjøring takket være Bluetooth-oppsett ved hjelp av smarttelefon-app.



Flere installatører per prosjekt
Raskere realisering med flere installatører som jobber samtidig på et enkelt prosjekt er mulig.



Gjør forbedringer off-site
Forbered prosjekter på forhånd for å spare tid på stedet. Dette er mulig via Interact Pro-appen og nettportalen.



Tilpasning av områder
Detaljerte lysinnstillinger som på/av-atferd, timing og lysnivåer gjør det mulig å tilpasse systemet perfekt til ethvert rom.

Overvåking og støtte



Backup i skyen
All prosjektinformasjon er trygt lagret i skyen for å sikre at data aldri går tapt.



Regelmessige appoppdateringer
Teamet vårt jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen og bringe nye funksjoner til systemet.



Få support
Chatboten Bulbi innebygd i appen er her for å hjelpe deg 24/7: besøk den for umiddelbar feilsøking.



Fjerndiagnostikk
Kjenne til enheter som nærmer seg slutten av levetiden basert på brenntid og potensielle feil på prosjekt- og armaturnivå.



Energirapportering
Opptil 12 måneder med detaljert rapportering på energiforbruk. Eksporter i .csv-format for videre behandling.



Over-the-air-oppggraderinger
Automatiske funksjoner og sikkerhetsoppgraderinger skjer i bakgrunnen med minimal innvirkning på bygningsdriften.

Kontroll



Bevegelsessensor
Bidrar til å spare energi ved å aktivere lys bare når de er i bruk.



Innhøsting av dagslys
Bruker sensordata til å dimme lyset automatisk når nok sollys lyser opp rommet.



Trådløse brytere
Kan installeres hvor som helst for å gjøre kontroll over lyssystemet mer tilgjengelig for brukerne.



Skap lysscener
Lag enkelt tilpassede scener og husk dem ved hjelp av trådløse brytere eller app.



App kontroll
Gi brukere tilgang til å tilpasse lysene rundt dem til deres preferanser.



Sceneplanlegging
Bla automatisk gjennom opptil 16 scener per dag. Disse tidsplanene gjentas daglig.



Fjernkontroll
Slå lysene av eller på eksternt, eller aktiver en scene via Interact Pro-appen eller nettportalen.



Organiser lysene dine
Organiser belysningen i bygget (f.eks. på gulvnivå). Oppnå granulær kontroll ved ytterligere å dele inn i grupper (f.eks. rom) og soner (f.eks. områder).



Tunable White*
Still inn standard fargetemperatur for lysene dine eller kontroller den manuelt med trådløse brytere.

* Med kompatible armaturer

Interact Ready

Nå som flere og flere produkter kobles til internett, blir de smartere. Dette gir mer fleksibilitet, sparer ekstra kostnader og gir mer komfort. Dette betyr at det er en mulighet for installatører til å tilby en bedre opplevelse for sluttbrukeren med smart belysning. Så langt har små og mellomstore bedrifter (SMB) holdt seg ekskludert fra denne utviklingen, men det hører nå fortiden til. Armaturene og lyskildene fra listen nedenfor er de første Interact Ready LED-produktene og fungerer sømløst med den intuitive Interact Pro-appen og dashbordet.

CoreLine Highbay Gen5

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.

L75 at
100.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			Antall		
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	22	72	10500	146	80	4000	12	IP65	3311356
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	25	72	10500	146	80	4000	12	IP65	3311357
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	22	133	20000	150	80	4000	12	IP65	3311358
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	25	133	20000	150	80	4000	12	IP65	3311359
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	22	166	25000	151	80	4000	6	IP65	3311360
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	25	166	25000	151	80	4000	6	IP65	3311361
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	22	203	30000	148	80	4000	6	IP65	3310652
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	25	203	30000	148	80	4000	6	IP65	3310653

CoreLine Waterproof

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.

70 at
100.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	IK- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W			Antall			
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	25	30	4000	133	80	4000	22	IP65	IK08	3304869
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	25	30	4000	133	80	4000	22	IP65	IK08	3304872
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	25	33	4000	121	80	4000	22	IP65	IK08	3304870
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	25	45	6500	144	80	4000	22	IP65	IK08	3304871
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	25	46	6500	141	80	4000	22	IP65	IK08	3304873
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	25	48	6500	135	80	4000	22	IP65	IK08	3304874

Interact Ready

CoreLine Wall-mounted

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



80 at
50.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EL.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
WL140V LED20S/830 WIA WH	24	22	2100	95	120 grad(er)	80	3000	24	IP65	3308700
WL140V LED20S/840 WIA WH	24	22	2200	100	120 grad(er)	80	4000	24	IP65	3308701
WL140V LED34S/830 WIA WH	25	35.5	3350	94	120 grad(er)	80	3000	24	IP65	3308702
WL140V LED34S/840 WIA WH	25	35.5	3400	95	120 grad(er)	80	4000	24	IP65	3308703

LuxSpace, recessed

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



L80 at
100.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EL.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	22	20	2600	130	80	3000	50	IP20	3217180
DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	22	20	2600	130	80	4000	50	IP20	3217181
DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	19	20	2600	130	80	3000	50	IP20	3217182
DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	19	20	2600	140	80	4000	50	IP20	3217183
DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	22	30	4400	147	80	4000	50	IP20	3217185
DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	22	30	4400	147	80	4000	50	IP20	3217187
DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	22	33	4400	133	80	3000	50	IP20	3217184
DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	19	33	4400	133	80	3000	50	IP20	3217186

Interact Ready

CoreLine Recessed Office compliant

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



L70 at
100.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	19	31	4000	135	≥80	3000	24	IP20/44	3304767
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	19	31	4000	135	≥80	3000	24	IP20/44	3304768
RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	19	31	4300	140	≥80	4000	24	IP20/44	3308635
RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	19	31	4300	140	≥80	4000	24	IP20/44	3308638
RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	19	31	4300	140	≥80	4000	24	IP20/44	3308637
RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	19	31	4300	140	≥80	4000	24	IP20/44	3308636

CoreLine Recessed - Monteringstilbehør

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



40 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
RC132Z SC	3313499

Interact Ready

CoreLine Surface-mounted Office compliant

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



L70 at
100.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	19	31	4000	135	≥80	3000	24	IP20/44	3300479
SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	19	31	4000	135	≥80	3000	24	IP20/44	3304769
SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	19	31	4300	140	≥80	4000	24	IP20/44	3308639
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	19	31	4300	140	≥80	4000	24	IP20/44	3330679

CoreLine Panel Office compliant

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



L80 at
100.000




1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
NY RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	19	28.5	3400	120	≥80	3000	50	IP20/44	3316467
NY RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	19	28.5	3400	120	≥80	3000	50	IP20/44	3313486
NY RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	19	28.5	3600	125	≥80	4000	50	IP20/44	3313480
NY RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	19	28.5	3600	125	≥80	4000	50	IP20/44	3313487
NY RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	19	34.5	4300	125	≥80	4000	50	IP20/44	3313481
NY RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	19	34.5	4300	125	≥80	4000	50	IP20/44	3313488

Interact Ready

CoreLine Panel - Monteringstilbehør

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.

10 / 20 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
1 RC132Z G5 SMB W30L120	3313491
2 RC132Z G5 SMB W60L60	3313490
3 RC132Z G5 SMB-PLC	3313492
4 RC132Z G5 SME-3 WH	3313493
4 RC132Z G5 SME-4 WH	3313494

CoreLine Downlight

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.

L70 at
50.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
DN140B LED20S/830 WIA-E C	22	20.5	2200	107	120 grad(er)	80	3000	24	IP20	3304875

Interact Ready

CoreLine SlimDownlight

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	28	13	1100	93	120 grad(er)	80	3000	24	IP20/44	3211044
DN145B LED10S/840 WIA-E WH	28	13	1100	93	120 grad(er)	80	4000	24	IP20/44	3211045
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	28	22.5	2100	93	120 grad(er)	80	3000	24	IP20/44	3202752
DN145B LED20S/840 WIA-E WH	28	22.5	2100	93	120 grad(er)	80	4000	24	IP20/44	3202753

CoreLine Recessed Spot gen2

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	24	12	1280	106	120 grad(er)	80	3000	24	IP20/44	3217190
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	24	12	1320	110	120 grad(er)	80	4000	24	IP20/44	3217191
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	33	12	1300	108	120 grad(er)	80	3000	24	IP20/44	3217188
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	33	12	1380	115	120 grad(er)	80	4000	24	IP20/44	3217189

Interact Ready

MasterConnect LEDspot GU10

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	4.7	345	73	500	36 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50	100	F	3758412
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	4.7	345	73	500	36 grad(er)	90	3000	25 000 time(r)	50	100	F	3758413
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4.7	345	73	500	36 grad(er)	90	4000	25 000 time(r)	50	100	F	3758414

Innedørs tilbehør

www.philips.no/interact-ready



interact
ready.



Produktbeskrivelse	El.nr
1 Interact Ready RF DALI Connector	1407420
2 LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	1407413
3 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	1407418
4 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	1407419
5 UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	1407417
6 UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	1407416

Philips CoreLine

Ytelse

Industri

interact ready.



CoreLine Highbay Gen5


interact ready.



CoreLine Trunking

Kontor

interact ready.



CoreLine Recessed

interact ready.



CoreLine Panel

Parkering

interact ready.



CoreLine Wall-mounted

Detaljhandel

interact ready.



CoreLine Projector



CoreLine Value highbay

interact ready.



CoreLine Waterproof

interact ready.



CoreLine Surface-mounted

interact ready.



CoreLine Tubular Waterproof

interact ready.



CoreLine Waterproof

interact ready.



CoreLine Recessed spot

interact ready.



CoreLine Batten

interact ready.



CoreLine Downlight

interact ready.



CoreLine Slim Downlight

interact ready.



CoreLine Batten

interact ready.



CoreLine Slim Downlight



CoreLine Tubular Waterproof

interact ready.



CoreLine FastSet

Utendørs



CoreLine Malaga



CoreLine Tempo

Innhold

Interact Ready

CoreLine

Ledinaire

LED-lyskilder

LED-pærer

LED candles & lusters

LED-lysrør

LED PL-kompaktlysrør

TrueForce



Ekte proffer tar belysningen til et helt nytt nivå

Philips CoreLine-serien består av armaturer med høy kvalitet og brukervennlig montering for prosjekter der lys virkelig betyr noe.

Med denne serien kan du tilby kundene dine det absolutt beste innen kvalitet og utvalg. Philips CoreLine gir deg et komplett utvalg av LED-armaturer som er enkle å installere. Få mer fleksibilitet og valgmuligheter på jobben med multi lumen og multi fargetemperatur funksjonene i utvalgte CoreLine-armaturer.

Tilgjengelig i utvalget til Philips CoreLine



Vårt siste tilskudd til Philips CoreLine familien, CoreLine All-in armaturer, integrerer opptil 9 koder i en enkelt armatur ved å tilby multi lumen og/eller multi fargetemperatur funksjonen.*



Interact Ready-armaturer inkluderer integrert trådløs kommunikasjon, og er fullt kompatible med gateways, sensorer og programvare for å sette opp et smart belysningssystem.

Få mer ytelse og variasjon med Philips CoreLine - det komplette utvalget av LED-belysning av høy kvalitet.

Finn ut mer om rekkevidden på [philips.com/ CoreLine](https://philips.com/CoreLine)

Nå opp til
100K
timers
levetid*



Innovativ

CoreLine-serien har utvalg armaturer med Interact Ready som fungerer sømløst med den intuitive Interact Pro-appen og dashbordet.



Enkel installasjon

Designet til CoreLine armaturene gjør det enklere å skifte eksisterende lys, uten behov for ny kabling eller endring i tak.*



Høy kvalitet

CoreLine armaturer har LED-teknologi av høy kvalitet. Den lange levetiden passer til et hvert prosjekt og gir deg den beste belysningsløsningen.

* Bare tilgjengelig for utvalgte produkter, vennligst sjekk produktinformasjonen på følgende sider

Innhold

Interact Ready

CoreLine

Ledinaire

LED-lyskilder

LED-pærer

LED candles &
lusters

LED-lysrør

LED PL-kom
paktlysrør

TrueForce



Nyhet: Philips CoreLine All-In

Alt du trenger for maksimal installasjons fleksibilitet

CoreLine all-in armaturer integrerer opptil 9 koder i en enkelt armatur ved å kombinere opptil 3 fargetemperaturer og 3 lumeneffekter.



Slik fungerer det

- Lumeneffekten og/eller fargetemperaturen kan justeres via en integrert bryter.*
- Multi fargetemperatur: 2700K/3000K/3500K/4000K/6500K*
- Multi lumen: 2300 - 10 000 lm*



Dine fordeler

- Redusert risiko for å velge feil armatur. Bare endre innstillingene etter dine behov, der du er.
- Rask installasjon med hurtigkobling.
- Perfekt for vedlikehold: velg riktig innstilling på stedet mens du skifter armaturer eller justerer etter installasjon.
- All-in armaturerene oppfyller våre høyeste standarder for å gi deg trygghet og fornøyde kunder.

* Avhengig av produkt.

CoreLine Batten All-in



CoreLine Panel All-in



CoreLine Wall-mounted All-in



CoreLine Surface-mounted All-in



CoreLine Recessed All-in



CoreLine Slim Downlight All-in



CoreLine FastSet All-in



CoreLine Waterproof All-in



NYHET!

CoreLine FastSet Alt-i-ett armatur

CoreLine FastSet er ett lettmontert LED-armatur som også er den perfekte 1:1-erstatningen for konvensjonell belysning.

Egenskaper

IP44 & IK06
5x2,5 mm2 gjennomkobling (TW3) 100 000 timers levetid
Opptil 140 lm/W
Multi lumen & multi fargetemperatur

Bruksområder

Parkeringshus
Lager
Industri
Teknisk rom



Montering

Tilbehør inkludert for montering i tak og vegg
Rask tilkobling via push-in rekkeklemme i hver ende og i midten.

[Klikk her for å se alle produktene](#)

Designet med en ting i tankene: deg.

Du vet hva som virkelig betyr noe på jobben, rask og enkel installasjon.
Du vil gjøre ferdig jobben, raskt, effektivt og profesjonelt.
CoreLine-serien er designet for å hjelpe deg med å gjøre akkurat det.

Kobling gjort enkelt

Så enkel er den 3-polete push-in-kontakten: bare løsne, kable og koble til med armaturen. Den leveres med et gjennomgående alternativ for mer fleksibilitet og kan finnes i CoreLine innfelte spotter, paneler, innfelte og overflatemonterte armaturer og battens.

Andre armaturer, for eksempel CoreLine-projectors og Highbays, har forhåndsmontert kobling, så installasjonen er like rask og grei som plug and play.



Push-in Connector

Forhåndsmontert
kobling



Lett og kompakt
design



Optimaliserte glidebrytere og låser

Enkel håndtering

Her er bare noen få eksempler på hvordan vi stadig forbedrer våre CoreLine-armaturer for å gjøre dem enklere å håndtere:

- Lengre glidebrytere og forbedrede låser for enklere åpning og lukking (CoreLine Waterproof)
- Lett vekt og kompakt størrelse (innfelt spot og highbay)
- Modulær design for enkel utskifting av moduler eller tilbehør (innfelt spot)
- Robuste detaljer - for eksempel metallhengslet til CoreLine-projektor
- Ingen skarpe kanter på panelet, innfelte og overflatemonterte armaturer

Klikk her for en samling av hendige installasjonsvideoer for de fleste CoreLine-produkter!

CoreLine LED-armaturer

Philips CoreLine tilbyr et komplett utvalg av LED-belysningsløsninger som holder installasjonstiden på et minimum, samtidig som det sparer maksimalt med energi. Enten det er gammelt eller nytt, optimal belysning kan forvandle en bygning til noe helt spesielt og gjøre det til et sted der folk liker å jobbe og bo. Gi kundene dine et "wow" øyeblikk med Philips CoreLine: hele spekteret av LED-belysning av høy kvalitet som setter referansen i markedet. For når lys virkelig betyr noe, vil du ikke ta sjansen.

CoreLine Highbay Gen5

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	22	67	10500	157	80	4000	6	IP65	3310417
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	25	67	10500	157	80	4000	6	IP65	3310418
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	22	72	10500	146	80	4000	8	IP65	3310421
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	25	72	10500	146	80	4000	8	IP65	3310422
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	22	126	20000	159	80	4000	6	IP65	3310419
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	25	126	20000	159	80	4000	6	IP65	3310420
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	22	134	20000	149	80	4000	8	IP65	3310423
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	25	134	20000	149	80	4000	8	IP65	3310424
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	22	157	25000	159	80	4000	6	IP65	3310425
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	25	157	25000	159	80	4000	6	IP65	3311353
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	22	168	25000	149	80	4000	6	IP65	3311354
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	25	168	25000	149	80	4000	6	IP65	3311355

CoreLine Highbay Gen5 - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	El.nr
BY121Z G5 BR L200	3310654

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Value Highbay

www.philips.no/coreline



L70 at
50.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
BY100P LED100S/840 PSU WB	28	77	10500	136	80	4000	8	IP65	3308630
BY101P LED200S/840 PSU WB	30	154	20500	133	80	4000	6	IP65	3300480
BY102P LED260S/840 PSU WB	29	187	25500	136	80	4000	6	IP65	3300481

CoreLine Value Highbay - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



6 / 4 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
1 BY100Z BR L215	1407466
2 BY101Z ALU	1407467
3 BY102Z ALU	1407468

CoreLine LED-armaturer

Coreline FastSet

www.philips.no/coreline



20 / 4 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	ELnr
			W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	SM155Z Suspension set CL fastset									3300499
NY	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	25	20-17-14-12	1700-1900-2200-2600	130	80	3000-4000	55	IP44	3302969
NY	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	25	34-30-25-20	3000-3450-4100-4800	140	80	3000-4000	25	IP44	3302970
NY	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	25	43-36-30-25	3700-4250-5100-6000	140	80	3000-4000	18	IP44	3302971

CoreLine Trunking Gen2

www.philips.no/coreline



1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	ELnr
			W	lm	lm/W	°		K	Antall		
	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	22	51	8000	157	120 grad(er)	80	4000	24	IP20	3304553
	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	22	80	12000	139	120 grad(er)	80	4000	23	IP20	3308515
	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	22	102	16000	157	120 grad(er)	80	4000	12	IP20	3304780

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Waterproof

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EL.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	25	15	1900	127	80	4000	80	IP65	3302411
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	25	16.5	1900	115	80	4000	30	IP65	3375290
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	25	20.5	2700	131	80	4000	80	IP65	3313740
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	25	22	2700	123	80	4000	80	IP65	3375292
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25	24.5	3400	138	80	4000	60	IP65	3313742
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	25	26	3400	131	80	4000	36	IP65	3302402
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	25	28.5	3700	130	80	3000	36	IP65	3303465
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	25	28.5	4000	140	80	4000	36	IP65	3313741
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	25	30	4000	133	80	4000	60	IP65	3375294
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	25	30.5	4000	131	80	4000	30	IP65	3375296
NY WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	25	32-18	2700-4500	141	80	4000	36	IP65	3303477
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	25	33	4000	121	80	4000	60	IP65	3375297
NY WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	25	43-25	3700-6000	140	80	4000	36	IP65	3303478
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	25	43	5500	128	80	3000	36	IP65	3303466
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	25	43	6000	139	80	4000	36	IP65	3313743
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	25	45	6000	133	80	4000	29	IP65	3302406
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	25	45	6000	133	80	4000	36	IP65	3302404
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	25	49.5	6000	121	80	4000	36	IP65	3302407
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	25	57	8000	140	80	4000	31	IP65	3313744
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	25	62	8000	129	80	4000	29	IP65	3302410

CoreLine LED-armaturer

Rørformet, vanntett CoreLine

www.philips.no/coreline



L80 at
50.000



6 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	26	39	5000	128	80	4000	30	IP68	3313497
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	26	39	5000	128	80	4000	30	IP69K	3310655
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	26	54	7000	130	80	4000	18	IP68	3313498
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	26	54	7000	130	80	4000	18	IP69K	3310656

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Batten

www.philips.no/coreline



8/6/1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EL.nr
			W	lm	lm/W			K	Antall		
	BN126C LED20S/830 PSU L600	26	17	2000	118		80	3000	25	IP20	3316438
	BN126C LED22S/840 PSU L600	26	17	2200	130		80	4000	25	IP20	3311362
	BN126C LED32S/830 PSU L1500	26	25.5	3200	125		80	3000	16	IP20	3316443
	BN126C LED38S/830 PSU L1200	26	31	3800	120		80	3000	13	IP20	3316440
	BN126C LED41S/840 PSU L1200	26	31	4100	130		80	4000	13	IP20	3316439
	BN126C LED41S/840 WIA L1200	26	34	4100	121	Wireless	80	4000	13	IP20	3310641
	BN126C LED48S/830 PSU L1500	26	40	4800	120		80	3000	13	IP20	3316445
	BN126C LED52S/840 PSU L1500	26	40	5200	130		80	4000	13	IP20	3316444
	BN126C LED52S/840 WIA L1500	26	44	5200	118	Wireless	80	4000	13	IP20	3310642
NY	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	28	48-19	2500-4100-6400	133		80	4000	9	IP20	3302957
	BN126C LED60S/830 PSU L1200	26	49	6000	120		80	3000	9	IP20	3316442
	BN126C LED64S/840 PSU L1200	26	49	6400	130		80	4000	9	IP20	3316441
	BN126C LED60S/830 WIA L1200	26	54	6000	111	Wireless	80	3000	8	IP20	3310651
	BN126C LED64S/840 WIA L1200	26	54	6400	119	Wireless	80	4000	9	IP20	3310638
NY	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	28	59-24.5	3500-5200-8000	136		80	4000	8	IP20	3302958
	BN126C LED80S/840 PSU L1500	26	59	8000	136		80	4000	8	IP20	3316446
	BN126C LED74S/830 WIA L1500	26	64	7400	116	Wireless	80	3000	8	IP20	3310640
	BN126C LED80S/840 WIA L1500	26	64	8000	125	Wireless	80	4000	13	IP20	3310639
	BN126C LED100S/840 PSU L1800	26	75	10000	130		80	4000	7	IP20	3316447



CoreLine LED-armaturer

CoreLine Malaga LED

www.philips.no/coreline




L70 at
100.000


1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BRP101 LED37/740 II DM MSP	29.5	3054	103	70	4000	11	IP65	3510230
BRP102 LED55/740 II DM MSP	39	4600	118	70	4000	11	IP65	3502709
BRP102 LED75/740 II DM MSP	56.5	6133	109	70	4000	11	IP65	3502710
BRP102 LED110/740 II DM MSP	83.0	9006	109	70	4000	11	IP65	3502711

CoreLine Tempo small

www.philips.no/coreline




L80 at
100.000


1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31	4437	142	70	4000	30	IP66	3501199

NY

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Tempo medium

www.philips.no/coreline



L80 at
100.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57	8000	144	70	4000	8	IP66	3557101
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57	8000	148	70	4000	8	IP66	3557103
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90	12000	134	70	4000	8	IP66	3557100
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90	12000	137	70	4000	8	IP66	3557102

CoreLine Tempo large

www.philips.no/coreline



L80 at
100.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	146	21000	144	70	4000	7	IP66	3510238
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	146	21000	147	70	4000	7	IP66	3510237
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182	26000	143	70	4000	8	IP66	3510235
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182	26000	146	70	4000	8	IP66	3510234

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Tempo X-large

www.philips.no/coreline




L80 at
100.000


1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30500	136	70	4000	4	IP66	3501136
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225	31500	139	70	4000	4	IP66	3501138
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40500	137	70	4000	4	IP66	3501135
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295	41500	140	70	4000	4	IP66	3501137

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Wall-mounted

www.philips.no/coreline



6/1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
WL140V LED12S/830 PSU WH	22	12	1275	105	120 grad(er)	80	3000	32	IP65	3301123
WL140V LED12S/840 PSU WH	22	12	1350	110	120 grad(er)	80	4000	32	IP65	3301124
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	22	13	1200	90	120 grad(er)	80	3000	32	IP65	3308690
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	22	13	1250	95	120 grad(er)	80	4000	32	IP65	3308691
WL140V LED12S/830 PSED WH	22	13.5	1200	88	120 grad(er)	80	3000	34	IP65	3308696
WL140V LED12S/840 PSED WH	22	13.5	1250	92	120 grad(er)	80	4000	34	IP65	3308697
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	24	19	1850	95	120 grad(er)	80	3000	32	IP65	3301127
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	24	19	1950	100	120 grad(er)	80	4000	32	IP65	3301128
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	24	20-12	1200-2000	100	120 grad(er)	80	2700-3000-4000	32	IP65	3308704
WL140V LED20S/830 PSU WH	24	20	2100	105	120 grad(er)	80	3000	32	IP65	3301125
WL140V LED20S/840 PSU WH	24	20	2200	110	120 grad(er)	80	4000	32	IP65	3301126
WL140V LED20S/830 PSED WH	24	22	2100	95	120 grad(er)	80	3000	34	IP65	3308698
WL140V LED20S/840 PSED WH	24	22	2200	100	120 grad(er)	80	4000	34	IP65	3308699
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	24	23	2100	90	120 grad(er)	80	3000	32	IP65	3308692
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	24	23	2200	95	120 grad(er)	80	4000	32	IP65	3308693
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	25	30	2950	98	120 grad(er)	80	3000	42	IP65	3308694
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	25	30	3100	103	120 grad(er)	80	4000	42	IP65	3308695
WL140V LED34S/830 PSU WH	25	32	3400	105	120 grad(er)	80	3000	32	IP65	3309033
WL140V LED34S/840 PSU WH	25	32	3550	110	120 grad(er)	80	4000	32	IP65	3308689
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	25	33-20	2000-3300	100	120 grad(er)	80	2700-3000-4000	32	IP65	3308705
WL140V LED34S/830 PSED WH	25	35.5	3350	94	120 grad(er)	80	3000	34	IP65	3301121
WL140V LED34S/840 PSED WH	25	35.5	3400	95	120 grad(er)	80	4000	34	IP65	3301122

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Wall-mounted - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline





6 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
1 WL140Z Deco Ring BK	1407463
2 WL140Z Deco Ring GR	1407462
3 WL140Z Half-moon Ring BK	1407460
4 WL140Z Half-moon Ring GR	1407459
5 WL140Z Half-moon Ring WH	1407461

CoreLine Recessed Office compliant

www.philips.no/coreline




L70 at
100.000


1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	19	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	30	IP20/44	3304542
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	19	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	30	IP20/44	3304540

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Recessed Non-office compliant

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	25	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	35	IP20/44	3304536
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	25	31-22	3100-3700-4300	140	≥80	4000	30	IP20/44	3304539
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	25	31-22	3100-3700-4300	140	≥80	4000	35	IP20/44	3304537

CoreLine Recessed - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	El.nr
RC132Z SC	3313499

CoreLine Surface-mounted Office compliant

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	19	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	30	IP20/44	3304546
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	19	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	30	IP20/44	3304549

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Surface-mounted Non-office compliant

www.philips.no/coreline




L70 at
100.000


1 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EL.nr
		W	lm	lm/W			Antall		
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	25	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	35	IP20/44	3304544
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	25	31-22	2800-3400-4000	130	≥80	3000	35	IP20/44	3304551
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	25	31-22	3100-3700-4300	140	≥80	4000	30	IP20/44	3300477
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	25	31-22	3100-3700-4300	140	≥80	4000	35	IP20/44	3304545

CoreLine Panel Office compliant

www.philips.no/coreline




L80 at
100.000



1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EL.nr
			W	lm	lm/W				Antall		
	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	19	28.5	3400	120		≥80	3000	14	IP20/44	3316453
NY	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	19	34.5-24.5	2900-3600-4300	120		≥80	3000-3500-4000	13	IP20	3301653
NY	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	19	36	4000	111	Wireless	≥80	3000	32	IP20	3300457
NY	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	19	36	4300	119	Wireless	≥80	4000	32	IP20	3300456

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Panel - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



10 / 20 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
① RC132Z G5 SMB W30L120	3313491
② RC132Z G5 SMB W60L60	3313490
③ RC132Z G5 SMB-PLC	3313492
④ RC132Z G5 SME-3 WH	3313493
④ RC132Z G5 SME-4 WH	3313494

CoreLine Downlight gen5

www.philips.no/coreline



L80 at 50.000
6 / 1 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kontrollgrensesnitt	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W	°			K	Antall		
NY	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	19	19.2	2300	120	- grad(er)		≥80	4000	100	IP20	3200593
NY	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	19	20.4	2250	111	- grad(er)	Wireless	≥80	3000	100	IP20	3309257
NY	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	19	24.9	2250	91	- grad(er)	Wireless	≥80	3000	100	IP20	3309258

CoreLine LED-armaturer

CoreLine SlimDownlight

www.philips.no/coreline




L70 at 50.000 10 /16 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	ELnr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
1 DN145B LED10S/830 PSU II WH	28	11	1100	100	120 grad(er)	80	3000	47	IP20/44	3202412
2 DN145C LED10S/830 PSU II WH	28	11	1100	100	120 grad(er)	80	3000	47	IP44	3200613
1 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	28	13	1100	85	120 grad(er)	80	3000	24	IP20/44	3202405
1 DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	28	13	1100	85	120 grad(er)	80	4000	24	IP20/44	3202406
3 DN145B LED20S/830 PSU II WH	28	21	2100	100	120 grad(er)	80	3000	16	IP20/44	3254278
4 DN145C LED20S/830 PSU II WH	28	21	2100	100	120 grad(er)	80	3000	16	IP44	3200614
3 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	28	22.5	2100	93	120 grad(er)	80	3000	24	IP20/44	3202407
3 DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	28	22.5	2100	93	120 grad(er)	80	4000	24	IP20/44	3202408

CoreLine Recessed Spot gen2

www.philips.no/coreline




70 at 50.000 18 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	ELnr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	21	7.2	660	90	120 grad(er)	80	2700	40	IP20/44	3209998
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	21	7.2	680	94	120 grad(er)	80	3000	40	IP20/44	3209997
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	21	7.2	680	94	120 grad(er)	80	3000	40	IP20/44	3209996
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	22	10.2	900	88	120 grad(er)	80	3000	40	IP20/44	3209999

CoreLine LED-armaturer

CoreLine lyskaster gen2

www.philips.no/coreline



L70 at
50.000



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
ST151T LED30S/940 MB BK	20	27	3000	110	25 grad(er)	90	4000	30	IP20	3211037
ST151T LED30S/940 MB WH	20	27	3000	110	25 grad(er)	90	4000	30	IP20	3211039
ST151T LED30S/940 WB BK	20	27	3000	110	38 grad(er)	90	4000	30	IP20	3211041
ST151T LED30S/940 WB WH	20	27	3000	110	38 grad(er)	90	4000	30	IP20	3211043
ST151T LED30S/930 MB BK	19	30	3000	100	25 grad(er)	90	3000	30	IP20	3211036
ST151T LED30S/930 MB WH	19	30	3000	100	25 grad(er)	90	3000	30	IP20	3211038
ST151T LED30S/930 WB BK	19	30	3000	100	38 grad(er)	90	3000	30	IP20	3211040
ST151T LED30S/930 WB WH	19	30	3000	100	38 grad(er)	90	3000	30	IP20	3211042



Philips Ledinaire

Verdi



Kontor



Ledinaire Panel



Ledinaire Recessed



Ledinaire Panel EcoSet



Ledinaire EcoSet sensorer, kontroller og bryter



Ledinaire Surface-mounted



Ledinaire slim downlight



Ledinaire Recessed Downlight



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire Wall-mounted WL060V



Ledinaire Wall-mounted WL070V



Industri



Ledinaire Batten



Ledinaire Waterproof WT060C



Ledinaire Waterproof WT065C



Ledinaire Highbay



Parkering



Ledinaire Batten



Ledinaire Waterproof WT060C



Ledinaire Waterproof WT065C



Ledinaire Square Wall-mounted



Detalj-handel



Ledinaire Recessed Downlight



Ledinaire Slim Downlight



Utendørs



Ledinaire Floodlight

Ekte proffer stoler på pålitelige løsninger for daglige krav

Philips Ledinaire er et utvalg av pålitelige produkter som gir god ytelse.

Stol på løsninger som leverer det de lover. Få pålitelige ytelser og resultatene du forventer med Philips. Og til en pris som er på din side! Philips Ledinaire - det essensielle utvalget av pålitelige produkter for hverdagslige belysningsjobber som trenger god ytelse.



Vårt siste tilskudd til Ledinaire-familien, Ledinaire All-in armaturer, tilbyr en multilumen og/eller multi fargetemperatur funksjon for maksimal installasjonsfleksibilitet, enten det er ny installasjon eller vedlikeholdsarbeid.

Finn ut mer om rekkevidden på philips.com/ledinaire



Pålitelig

Det du trenger og forventer er det du får. Og det er et løfte du kan stole på hver gang!



Kvalitet

Påvist Philips kvalitet. Hver komponent testes for maksimalt pålitelighet og langsiktig ytelse.



Prisgunstig

Perfekte resultater trenger ikke å sprengre budsjettet. Med Ledinaire får du belysning av god verdi fra lederen innen LED.

Innhold

Interact Ready

CoreLine

Ledinaire

LED-lyskilder

LED-pærer

LED candles &
lusters

LED-lysrør

LED PL-kom
paktlysrør

TrueForce



Nyhet: Philips Ledinaire EcoSet

Liten innsats. Store besparelser.

Oppdag Ledinaire EcoSet for en enkel oppgradering fra regelmessig av-på-belysning til en automatisert løsning!



Slik fungerer det



Ledinaire EcoSet armatur med integrert trådløs kontrollør



Ekstern bevegelse- og dagslysdeteksjonssensor



Automatisert dimming

Fordelene dine

- **Enkel installasjon og konfigurasjon:** Installerer akkurat som en vanlig armatur, noe som sparer tid og penger.
- **Lang levetid:** Den pålitelige teknologien og forhåndsdefinerte innstillinger sikrer en robust lysinstallasjon som varer lenge.
- **Pålitelig kvalitet:** Nyt den anerkjente kvaliteten til Philips Ledinaire armaturer, noe som gir deg og dine kunder trygghet.
- **Kostnadseffektiv løsning:** Oppnå kortere tilbakebetalingstider takket være lave innledende investeringer og betydelige årlige energibesparelser.



Du kan enkelt kjenne igjen Ledinaire EcoSet-produktene ved dette ikonet

Ledinaire EcoSet for kontor

✓ Lavere strømregninger

✓ Høyere komfort

✓ Rask tilbakebetaling

Hva du trenger



Ledinaire Panel EcoSet



Ledinaire kontor sensor EcoSet



Ledinaire kontrollør EcoSet



Ledinaire bryter EcoSet (valgfritt)



Kommer snart: Philips Ledinaire EcoSet for parkeringsområder!

Nyhet: Philips Ledinaire All-In

Alt du trenger å pakke til din neste jobb

Opplev fleksibilitet med Philips Ledinaire All-in-armaturer. Velg mellom opptil 3 fargetemperaturer og 2 lumeneffekter – alt i én armatur. Enkel installasjon med hurtigkobling gir deg kontroll over belysningen akkurat der du trenger det.



Slik fungerer det

- Lumeneffekten og/eller fargetemperaturen kan justeres via en integrert bryter.*
- Multi fargetemperatur: 2700K/3000K/3500K/4000K/6500K*
- Multi lumen: 1100 lm/1700 lm, 2900 lm/4800 lm, 4100 lm/6800 lm*



* Avhengig av produktet.

Fordelene dine

- Reduser risikoen for valg av feil armatur, bare endre lumeneffekten eller fargetemperaturen på armaturet.
- Perfekt for vedlikehold: Velg riktig innstilling mens du skifter armaturer eller juster etter installasjon til kundens preferanser.
- Nyt rask installasjon takket være hurtig kobling.
- All-in armaturer oppfyller våre høyeste standarder for å gi deg trygghet.

Ledinaire Panel All-in



Ledinaire Slim Downlight All-in



Ledinaire ClearAccent All-in



Ledinaire Wall-mounted All-in



Ledinaire Waterproof All-in



Philips Ledinaire Slim Downlight

Oppnå energieffektiv belysning for generelle bruksområder

- Juster enkelt fargetemperatur via en integrert bryter
- Tilgjengelig fargetemperaturpakke: 3000K/4000K/6500K
- Størrelser: Ø150 mm og Ø200 mm
- IP44
- Hurtigkobling

[Klikk her for å se alle produktene](#)

Fremhevede produkter



Philips Ledinaire ClearAccent

Pålitelig lysytelse med elegant design

- Juster enkelt fargetemperatur via en integrert bryter
- Tilgjengelig fargetemperaturpakke: 2700K/3000K/4000K
- IP65 front & Direct IC
- Rask tilkobling via push-in rekkeklemme i verktøyløs koblingsboks

[Klikk her for å se alle produktene](#)



Ledinaire LED-armaturer

Bytt enkelt til LED-belysning uten store investeringer. Philips Ledinaire-porteføljen består av 9 populære LED-armaturer. Velg rimelig, pålitelig og energieffektiv belysning fra det ledende navnet i LED.

Ledinaire Waterproof WT065C

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	ELnr
			W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	31	42-23	2900-4800	114	80	4000	36	IP65	3303428
NY	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	31	53-30	4100-6800	128	80	4000	31	IP65	3303429

Ledinaire Waterproof rønnfatning

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse		CRI	IP- klassifisering	ELnr
WT050C 1xTLED L1200		-	IP65	3300502
WT050C 1xTLED L1500		-	IP65	3300504
WT050C 2xTLED L1200		-	IP65	3300503
WT050C 2xTLED L1500		-	IP65	3300505

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Batten

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire




L65 at
50.000


40 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
BN021C LED5S/830 L300	27	5	480	96	80	3000	10	IP20	3304846
BN021C LED5S/840 L300	27	5	540	108	80	4000	10	IP20	3304845
BN021C LED10S/830 L600	27	10	960	96	80	3000	10	IP20	3304848
BN021C LED10S/840 L600	27	10	1050	105	80	4000	10	IP20	3304847
BN021C LED14S/830 L900	27	15	1450	97	80	3000	10	IP20	3304850
BN021C LED15S/840 L900	27	15	1600	107	80	4000	10	IP20	3304849
BN021C LED19S/830 L1200	27	20	1900	95	80	3000	10	IP20	3304852
BN021C LED20S/840 L1200	27	20	2100	105	80	4000	10	IP20	3304851

Ledinaire Floodlights gen3

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire




80 at
50.000


6 /24 PAKKE

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	1 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10	1100	110	80	3000	218	IP65	3501149
NY	2 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	10	1100	110	80	3000	175	IP65	3501158
NY	3 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20	2200	110	80	3000	109	IP65	3501151
NY	4 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	20	2200	110	80	3000	96	IP65	3501160
NY	5 BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70	7350	105	80	4000	31	IP65	3501176

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Wall-mounted WL060V

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



 - at
100.000

 5 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
1 WL060V LED11S/830 PSU II WH	22	11	1100	100	- grad(er)	80	3000	35	IP44	3302472
1 WL060V LED11S/840 PSU II WH	22	11	1100	100	- grad(er)	80	4000	35	IP44	3302473
2 WL060V LED17S/830 PSU II WH	22	17	1700	100	- grad(er)	80	3000	35	IP44	3302474
2 WL060V LED17S/840 PSU II WH	22	17	1700	100	- grad(er)	80	4000	35	IP44	3302475
2 WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	19	1700	90	- grad(er)	80	3000	35	IP44	3301682
2 WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	19	1700	90	- grad(er)	80	4000	35	IP44	3301683

Ledinaire Wall-mounted WL070V

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



 6 PAKKE

Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall		
WL070V LED11S/830 PSU II WH	25	11	1100	95	120 grad(er)	80	3000	35	IP65	3308503
WL070V LED11S/840 PSU II WH	25	11	1100	100	120 grad(er)	80	4000	35	IP65	3308504
WL070V LED11_17S/830_835_840		17-11	1100-1700	100		≥80	3000-3500-4000	35	IP65	3300387
WL070V LED17S/830 PSU II WH	25	17	1700	95	120 grad(er)	80	3000	35	IP65	3308505
WL070V LED17S/840 PSU II WH	25	17	1700	100	120 grad(er)	80	4000	35	IP65	3308506
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	25	19	1700	85	120 grad(er)	80	3000	35	IP65	3308507
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	25	19	1700	85	120 grad(er)	80	4000	35	IP65	3308508

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Panel Office compliant

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



L70 at
75.000




4 PAKKE

	Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W			Antall		
NY	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	19	34	3400	100	≥80	3000-3500-4000	32	IP20	3301654
NY	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	19	34	3400	100	≥80	3000-3500-4000	32	IP20	3301655

Ledinaire Panel - Monteringstilbehør

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



10 /20 PAKKE

	Produktbeskrivelse	IP- klassifisering	El.nr
1	RC065Z SMB W60L60	IP20	3303585
2	RC065Z SME-3 WH		3304781

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Clear Accent

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



L65 at
50.000

12 PAKKE

Produktbeskrivelse		UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W		K	Antall		
NY	1 RS071B Trim Accessory GD									3201376
NY	2 RS071B Trim Accessory SI									3201377
NY	3 RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	21	6	550	91	80	2700-3000-4000	240	IP20	3201544
NY	4 RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	21	6	550	91	80	2700-3000-4000	240	IP20	3201543

Ledinaire Innfelt Downlight

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



L65 at
50.000

8 /12 PAKKE

Produktbeskrivelse		UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
			W	lm	lm/W		K	Antall		
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU		19	12	1200	96	80	3000	245	IP20/54	3213304
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU		19	12	1200	96	80	4000	245	IP20/54	3213305
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU		19	24	2400	94	80	3000	122	IP20/54	3213306
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU		19	24	2400	94	80	4000	122	IP20/54	3213307

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Plafond

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	IK- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Antall			
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	26	20	2500	120	120 grad(er)	80	4000	10	IP66	IK08	3303587
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	26	30	3600	120	120 grad(er)	80	4000	10	IP66	IK08	3303574
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	26	46	5600	120	120 grad(er)	80	4000	10	IP66	IK08	3303575

Ledinaire SlimDownlight DN065B

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
NY DN065B G4 Trim Accessory D150 BK									3204344
NY DN065B G4 Trim Accessory D150 SI									3204346
NY DN065B G4 Trim Accessory D200 BK									3204345
NY DN065B G4 Trim Accessory D200 SI									3204347
NY DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	28	12	1200	100	80	3000	74	IP20/40	3204332
NY DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	28	12	1200	100	80	3000	74	IP20/40	3204336
NY DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	28	12	1200	100	80	3000-4000-6500	74	IP20/44	3204338
NY DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	28	12	1200	100	80	4000	74	IP20/40	3204333
NY DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	28	12	1200	100	80	4000	74	IP20/40	3204337
NY DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	28	12	1200	100	80	3000	74	IP20/40	3204340
NY DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	28	12	1200	108	80	4000	74	IP20/40	3204341
NY DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	28	19	2000	105	80	3000	55	IP20/40	3204334
NY DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	28	19	2000	105	80	3000-4000-6500	55	IP20/44	3204339
NY DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	28	19	2000	105	80	4000	55	IP20/40	3204335
NY DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	28	19	2000	105	80	3000	55	IP20/40	3204342
NY DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	28	19	2000	105	80	4000	55	IP20/40	3204343

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse	UGR	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Antall		
BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	Not applicable	94	10500	112	80	4000	8	IP65	3304844
BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	Not applicable	168	20500	122	80	4000	6	IP65	3304843

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay - Monteringstilbehør

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse	El.nr
BY020Z G2 ALU	1407441
BY021Z G2 ALU	1407440

Ekte proffer setter LED-lyskilder i søkelyset

Fra hotell til møterom, fra LED-spotter til dekorative LED-lyspærer – det brede utvalget av Philips LED-lyskilder tilbyr en belysningsløsning for hver stil og funksjon.

Å skape den perfekte atmosfæren for ethvert rom og enhver anledning har aldri vært enklere. Philips LED-lyskilder kombinerer klassisk design med overlegen teknologi designet for å tilby eksepsjonell lyskvalitet og høy fargekonsistens.

Våre innovative funksjoner, som DimTone og SceneSwitch, gir fleksibiliteten ved å gå fra funksjonell belysning til en innbydende og koselig atmosfære med ett enkelt trykk på bryteren.

Velg CorePro LED-lyskilder for hverdagens erstatning av konvensjonell belysning i generelle bruksområder. Master Value serien tilbyr et bredt utvalg av dimbare LED-lyskilder med høy ytelse.

MASTER-serien gir overlegent lys og skaper den perfekte atmosfæren med høy CRI og dyp dimming. MasterConnect LED-spotter, som er Interact Ready, kan integreres i smarte lyssystemer for personlig og automatisert lysstyring.



Finn ut mer om rekkevidden på philips.com/ledlamps



LED-erstatter

Philips LED-lyskilder er utformet for 1-til-1-erstatning av konvensjonell belysning



Høy kvalitet

- Ingen flimring
- Ekte konstante farger med høy CRI
- Maksimal dimmingskompatibilitet



Energieffektivitet og lang levetid

- 69% mer energieffektiv enn konvensjonelle lyskilder
- Opptil 50 000 timers levetid



Bred rekkevidde

Riktig form og teknologi for alle prosjekter

Philips MasterConnect LED-spot

Ta det første steget over til smart belysning med Philips MasterConnect LEDspots

MasterConnect LED-spot er smarte LED-spotter som gir deg en enkel måte å oppgradere og få alle fordelene med tilkoblet belysning.

Takket være den trådløse tilkoblede teknologien maksimerer MasterConnect LED-spot energibesparelser, samtidig som de gir trådløst og automatisert lys for din komfort og bekvemmelighet.

- 90% energibesparelser sammenlignet med halogenlamper
- Fargespekter som gjenskaper halogen, CRI 90
- Levetid på opptil 25 000 timer (L70)
- Perfekt for hoteller, restaurant og detaljhandel

Interact
ready.

Fungerer
med Interact
og Philips
MasterConnect
-app



Finn ut mer om MasterConnect LED-lamper på philips.com/masterconnect



Legg til brytere for trådløs belysning



Legg til sensorer for automatisert belysning




Legg til en gateway for tilkoblet belysning

Ekte proffer oppgrader til ultraeffektivitet

Fremhevede produkter

Vi introduserer den første dimbare Philips A-klasse LED-lyskilden: ditt valg for besparelse og bærekraft

- Sparer 50% energi sammenlignet med en standard LED-lyskilde¹
- Ultra lang levetid på 50 000 timer (L70)
- Ultraeffektiv med opptil 210 lm/w
- Tilgjengelig i full rekkevidde, fra 40W til 100W erstatning



Nyhet: Første A-klasse rating² dimbare LED-lyskilde

Klikk her for å oppdage våre ultraeffektive løsninger


¹ Denne beregningen sammenligner Philips MASTER LEDbulb UE med Philips CorePro LEDbulb A60 60W

² I henhold til den oppdaterte European Energy Labeling Regulation (09/2021)



Ekte proffer hjelper kundene sine å realisere ultra energibesparelser

Vi introduserer Philips MASTER Ultra Efficient-serien – våre mest energieffektive LED-lyskilder til nå



Spar minst 43 % i energikostnader¹

Nyhet!



Visste du at det er et stort potensial for å spare strøm, selv om du allerede har LED-lys?

Er kundene dine bekymret for energikostnadene sine?


Med energikostnader som går gjennom taket, er mange bedrifter mer bevisste på energiforbruket enn noen gang. Belysning representerer i gjennomsnitt opptil 25 % av strømforbruket i bygninger, så det er mye å hente.²

Møt våre mest energieffektive LED-lys til nå

Takket være et stort teknologigjennombrudd lar Philips Ultra Efficient LED-pærer, spot, lysrør og HID-erstatningslamper kundene dine umiddelbart spare minst 43 % energi sammenlignet med standard LED-alternativ.¹ Dette gir ikke bare viktige besparelser, bytte til ultraeffektiv LED bidrar også til forbedret bærekraft.

¹Energibesparelser for Ultra Efficient-produktene sammenlignet med Philips standard alternative produkter: Philips MASTER LEDbulb UE sparer 50 % sammenlignet med Philips CorePro LEDbulb A60 60W; Philips MASTER LEDspot UE EELA sparer 45 % sammenlignet med Philips LEDspot GU10 50W. Philips MASTER LED SON-T UE-lampe sparer 43 % sammenlignet med Philips SON-T 100W E E40; Philips MASTER LEDtube UE sparer 44 % sammenlignet med Philips CorePro LEDtube EM/mains Ultra Output som opererer på direkte strømnnett.

² I følge Signify-modellerings- og markedsinformasjonsdata



LED-lyskilder

LED-lyskilder sparer deg for opptil 69% energi og tilbyr samme lyskvalitet som vanlige lamper. Philips MASTER LED-lyskilder gir deg konstante farger, høy ytelse og maksimal dimmingkompatibilitet. CorePro-lyskilder er gode for energibesparelser på opptil 69% og har en levetid på 30.000 timer. Det komplette utvalget av Philips LED-lyskilder er designet som en erstatning for konvensjonell belysning.

MASTER UltraEfficient GU10

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
NY	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50	2.1	375	178	680	36 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	50	54	A	3843263
NY	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50	2.1	375	178	680	36 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	50	54	A	3843264

CorePro LEDspot LV

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	20	2.9	230	79	560	36 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	50,5	45,5	F	3758397
2	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	35	4.4	345	78	650	36 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	50,5	45,5	F	3757927

LED-lyskilder

CorePro LEDspot MV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	35	3	230	76	500	36 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	50	54	F	3767078
1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	35	3	230	76	500	36 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	50	54	F	3758386
2 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50	4	345	86	700	36 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	50	54	F	3758391
3 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D		4.9	550	112		120 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	50	54	E	3758392
3 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D		4.9	550	112		120 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	50	54	E	3758393

CorePro LEDlinear MV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7.2	810	112	80	3000	15 000 time(r)	15	118	E	3758379
2 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	60	7.2	850	118	80	4000	15 000 time(r)	15	118	E	3758380

LED-lyskilder

CorePro LEDspot AR111

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	50	7	550	78	1 100	40 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	110,7	55	F	3758394

MASTER LEDspot ExpertColor LV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	35	6.7	410	61	4 600	10 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758357
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	35	6.7	420	62	2 100	24 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758358
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	35	6.7	420	62	1 300	36 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50,5	46	G	3757935
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	35	6.7	440	65	1 400	36 grad(er)	97	3000	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758359
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7.5	485	64	2 400	24 grad(er)	92	2700	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758360
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7.5	485	64	1 400	36 grad(er)	92	2700	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758361
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	7.5	500	66	2 600	24 grad(er)	92	3000	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758362
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	7.5	520	69	2 800	24 grad(er)	92	4000	40 000 time(r)	50,5	46	G	3758363

LED-lyskilder

MASTER LEDspot LV

www.philips.no/ledlamps



10 /12 PAKKE GU5.3 /GU4

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3.5	200	57	1 000	24 grad(er)	80	2700	40 000 time(r)	35,1	39,5	G	3758376
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	35	5.8	450	77	1 300	36 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50,5	45,5	G	3757931
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	35	5.8	460	79	1 300	36 grad(er)	90	3000	25 000 time(r)	50,5	45,5	F	3757932
2 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5.8	345	59	800	36 grad(er)	90	2200-2700	25 000 time(r)	50,5	45,5	G	3758377
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50	7.5	621	82	1 600	36 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50,5	45,5	F	3767096
3 MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50	7.5	621	82	1 100	36 grad(er)	90	2200-2700	25 000 time(r)	50,5	45,5	F	3758378

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

www.philips.no/ledlamps



6 PAKKE G53

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10.8	600	55	3 000	24 grad(er)	95	2700	40 000 time(r)	111	61	G	3758365
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	50	10.8	600	55	1 200	40 grad(er)	95	2700	40 000 time(r)	111	61	G	3758366
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	50	10.8	600	55	8 000	9 grad(er)	95	2700	40 000 time(r)	111	61	G	3758364
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	50	10.8	620	57	3 200	24 grad(er)	95	3000	40 000 time(r)	111	61	G	3758367
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	50	10.8	620	57	1 200	40 grad(er)	95	3000	40 000 time(r)	111	61	G	3758368
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	75	14.8	875	59	3 000	24 grad(er)	95	3000	40 000 time(r)	111	61	G	3758369
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	75	14.8	875	59	1 300	45 grad(er)	95	3000	40 000 time(r)	111	61	G	3758370
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	75	14.8	950	64	3 300	24 grad(er)	95	4000	40 000 time(r)	111	61	G	3758371
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	75	14.8	950	64	1 400	45 grad(er)	95	4000	40 000 time(r)	111	61	G	3758372

LED-lyskilder

MASTER LEDspot ExpertColor MV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3.9	265	67	700	25 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50	54	G	3711184
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	3.9	265	67	540	36 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50	54	G	3711186
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	3.9	280	71	750	25 grad(er)	97	3000	40 000 time(r)	50	54	G	3711185
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	3.9	280	71	560	36 grad(er)	97	3000	40 000 time(r)	50	54	G	3711187
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5.5	355	64	1 000	25 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50	54	G	3711188
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	5.5	355	64	800	36 grad(er)	97	2700	40 000 time(r)	50	54	G	3711190
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	5.5	375	68	1 000	25 grad(er)	97	3000	40 000 time(r)	50	54	G	3711189
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	5.5	375	68	800	36 grad(er)	97	3000	40 000 time(r)	50	54	G	3711191

MASTER LEDspot MV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3.7	270	72	500	36 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50	54	F	3767085
1 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	35	3.7	270	72	300	60 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50	54	F	3758375
2 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	35	3.7	270	81	500	36 grad(er)	90	3000	25 000 time(r)	50	54	F	3711822
1 MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35	3.7	270	72	500	36 grad(er)	90	2200-2700	25 000 time(r)	50	54	F	3758373
1 MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50	4.8	355	73	650	36 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50	54	F	3767086
2 MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50	4.9	355	80	650	36 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	50	54	F	3711827

LED-lyskilder

HF-Performer III for TL5 lamps

www.philips.no/ledlamps



12 PAKKE

Produktbeskrivelse	Lampens diameter	IP-klassifisering	El.nr
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2	IP20	3381081

SceneSwitch LED-spot

www.philips.no/ledlamps



4 PAKKE GU10

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
	50	1.5-3.5-4.8	355	73	600	36 grad(er)	80	2700-2500-2200	15 000 time(r)	50	54	F	3758398

LED-lyskilder

CorePro LEDcapsule LV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	13	35	F	3767067
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	10	1	120	120	300 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	13	35	E	3767068
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20	1.8	215	119	300 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	13	35	E	3767070
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20	2.1	210	100	300 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	15	40	F	3767069
4 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	40	4.2	470	111		80	2700	15 000 time(r)	18	50	F	3757991

NY

MASTER VALUE LEDspot PAR

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50	6	500	83	1 500	25 grad(er)	90	2700	25 000 time(r)	65	85	F	3757962

NY

LED-lyskilder

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse		LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	23	3600	156	70	2700	70 000 time(r)	61	200	D	3757971
NY	1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	23	4000	173	70	4000	70 000 time(r)	61	200	C	3757972
NY	2 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	23	3600	156	70	2700	70 000 time(r)	61	200	D	3757963
NY	2 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	23	4000	173	70	4000	70 000 time(r)	61	200	C	3757964
NY	1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	34	5400	158	70	2700	70 000 time(r)	61	200	D	3757973
NY	1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	34	6000	176	70	4000	70 000 time(r)	61	200	C	3757974
NY	1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	34	5400	158	70	2700	70 000 time(r)	61	200	D	3757965
NY	1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	34	6000	176	70	4000	70 000 time(r)	61	200	C	3757966
NY	3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	50	8100	162	70	2700	70 000 time(r)	71	262	C	3757975
NY	3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	50	9000	180	70	4000	70 000 time(r)	71	262	C	3757976
NY	3 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	50	8100	162	70	2700	70 000 time(r)	71	262	D	3757967
NY	3 MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	50	9000	180	70	4000	70 000 time(r)	71	262	C	3757968
NY	4 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	65	10800	166	70	2700	70 000 time(r)	71	262	C	3757977
NY	4 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	65	12000	184	70	4000	70 000 time(r)	71	262	C	3757978
NY	4 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	65	10800	166	70	2700	70 000 time(r)	71	262	D	3757969
NY	4 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	65	12000	184	70	4000	70 000 time(r)	71	262	C	3757970

LED-lyskilder

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

www.philips.no/ledlamps




6 PAKKE E27 / E40

	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	19	3600	189	300 grad(er)	70	2700	50 000 time(r)	47	237	B	3756831
NY	1 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	19	4000	210	300 grad(er)	70	4000	50 000 time(r)	47	237	A	3756832
NY	2 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	28.5	5400	189	300 grad(er)	70	2700	50 000 time(r)	47	237	B	3756833
NY	2 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	28.5	6000	210	300 grad(er)	70	4000	50 000 time(r)	47	237	A	3756834
NY	3 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	42.8	8000	186	300 grad(er)	70	2700	50 000 time(r)	53	236	B	3756835
NY	3 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	42.8	9000	210	300 grad(er)	70	4000	50 000 time(r)	53	236	A	3756836

CorePro LEDcapsule MV

www.philips.no/ledlamps



12 PAKKE G9

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
	1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	2	220	110	80	2700	15 000 time(r)	14,5	48	E	3758381
	1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	25	2	220	110	80	3000	15 000 time(r)	14,5	48	E	3758382
	2 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	25	2.6	300	115	80	2700	15 000 time(r)	15	52	E	3767071
	3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40	3.2	400	125	80	2700	15 000 time(r)	16,5	54	E	3767080
	3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	40	3.2	400	125	80	3000	15 000 time(r)	16,5	54	E	3758384
	4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	4	480	120	80	2700	15 000 time(r)	18	59	E	3767072

LED-lyskilder

TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	① MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	19	2850	150	300 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	71	186	D	3757952
NY	① MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	19	3100	163	300 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	71	186	C	3757953
NY	② MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	24	3850	160	300 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	91	249	C	3757954
NY	② MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	24	4000	166	300 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	91	249	C	3757955
NY	② MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	33.5	5600	167	300 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	91	249	C	3757956
NY	③ MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	33.5	5600	167	300 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	91	238	C	3757958
NY	② MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	33.5	6000	179	300 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	91	249	C	3757957
NY	③ MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	33.5	6000	179	300 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	91	238	C	3757959

LED-pærer

Klassiske LED-glødelamper

www.philips.no/ledlamps




2 PAKKE E27

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.			
1 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	20	6.5	200	30		80	1800	15 000 time(r)	162	293	3758353
2 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	20	6.5	200	30	300 grad(er)	80	1800	15 000 time(r)	202	286	3758354
3 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	20	6.5	200	30	300 grad(er)	80	1800	15 000 time(r)	66	273	3758355
4 LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	28	4.5	300	66	330 grad(er)	80	1800	15 000 time(r)	202	286	3758332
5 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	7	470	67	330 grad(er)	80	1800	15 000 time(r)	162	293	3758341
6 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	40	7	470	67	330 grad(er)	80	1800	15 000 time(r)	202	286	3758342
7 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	40	7	470	67	330 grad(er)	80	1800	15 000 time(r)	66	273	3758351

Dekorative LED-pærer

www.philips.no/ledlamps



10 / 6 PAKKE E27

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.			
1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	25	4	250	62	80	1800	15 000 time(r)	61	106	3711286
2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	25	4	250	62	80	1800	15 000 time(r)	65	143	3758340
3 MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	25	4	250	62	80	1800	15 000 time(r)	96	143	3758238

LED-pærer

CorePro LEDbulb

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	40	4.9	470	95	180 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	60	107	F	3757985
NY	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	40	4.9	470	95	180 grad(er)	80	3000	10 000 time(r)	60	107	F	3757998
NY	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	40	4.9	470	95	180 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	60	108	F	3757994
NY	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	40	4.9	470	95	180 grad(er)	80	6500	15 000 time(r)	60	107	F	3756804
NY	2 CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	57	7.5	750	100	200 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	37.2	114.3	F	3757992
NY	2 CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	60	7.5	806	107	200 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	37.2	114.3	F	3757993
NY	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	100	180 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	60	108	F	3757986
NY	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60	8	806	100	180 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	60	108	F	3757999
NY	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60	8	806	100	180 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	60	108	F	3757995
NY	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60	8	806	100	180 grad(er)	80	6500	15 000 time(r)	60	108	F	3756805
NY	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	75	10	1055	105	180 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	60	108	F	3757987
NY	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	75	10	1055	105	180 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	60	108	F	3756802
NY	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75	10	1055	105	180 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	60	108	F	3757996
NY	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75	10	1055	105	180 grad(er)	80	6500	15 000 time(r)	60	108	F	3756806
NY	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100	13	1521	117	180 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	60	120	E	3757988
NY	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	13	1521	117	180 grad(er)	80	3000	15 000 time(r)	60	120	E	3756803
NY	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	100	13	1521	117	180 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	60	120	E	3757997
NY	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	100	13	1521	117	180 grad(er)	80	6500	15 000 time(r)	60	120	E	3756807

CorePro LED Candles og Lusters

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
	1 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25	2.8	250	89	80	2700	15 000 time(r)	35	106	F	3758316
	2 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	25	2.8	250	89	80	2700	15 000 time(r)	45	88	F	3758323

LED-pærer

CorePro Plastic LED-spesialiteter

www.philips.no/ledlamps



10 / 12 PAKKE E27 / E14

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	15	1.7	150	88	240 grad(er)	80	2700	15 000 time(r)	25	59	F	3767099
2 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9.5	1050	110	240 grad(er)	80	4000	15 000 time(r)	37,2	114,3	E	3711241

MASTER Value GLASS LED Candles og Lusters

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE E27 / E14

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	40	3.4	470	138	90	2700	15 000 time(r)	45	80	D	3766356
2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	40	3.4	470	138	90	2700	15 000 time(r)	45	78	D	3758302

LED-pærer

MASTER Glass LEDbulbs

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	60	104	D	3757934
2 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	60	104	D	3766302
2 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60	5.9	806	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	60	104	D	3766303
3 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60	5.9	806	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	60	104	D	3757936
2 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	75	7.2	1055	146	90	2200-2700	25 000 time(r)	60	104	D	3766304
2 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	100	10.5	1521	144	90	2200-2700	25 000 time(r)	60	108	D	3766305

MASTER Value GLASS LEDbulbs

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3.4	470	138	90	2700	15 000 time(r)	60	104	D	3767087
2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60	5.9	806	136	90	2700	15 000 time(r)	60	104	D	3767089
3 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60	5.9	806	136	90	2700	15 000 time(r)	60	104	D	3767090
4 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	60	5.9	806	136	90	2700	15 000 time(r)	124	178	D	3766313
5 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	60	5.9	806	136	90	2700	15 000 time(r)	64	140	D	3766314
6 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	60	5.9	806	136	90	2200-2700	15 000 time(r)	64	140	D	3766311
3 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	75	7.8	1055	135	90	2700	15 000 time(r)	60	104	D	3767092
7 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11.2	1521	135	90	2700	15 000 time(r)	60	108	D	3766318
3 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	100	11.2	1521	135	90	2700	15 000 time(r)	60	108	D	3766320

LED-pærer

Ultra-effektiv LED-pære

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	40	2.3	485	210		80	3000	50 000 time(r)			A	3843257
NY	2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	40	2.3	485	210		80	4000	50 000 time(r)	60	104	A	3843247
NY	3 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	210	300 grad(er)	80	2700	50 000 time(r)			A	3843265
NY	4 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60	4	840	210	300 grad(er)	80	2700	50 000 time(r)			A	3843266
NY	3 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	60	4	840	210	300 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)			A	3843267
NY	4 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	60	4	840	210	300 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)			A	3843268
NY	5 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60	4	840	210		80	3000	50 000 time(r)			A	3843258
NY	6 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60	4	840	210		80	3000	50 000 time(r)			A	3843259
NY	7 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60	4	840	210		80	4000	50 000 time(r)	60	104	A	3843248
NY	6 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60	4	840	210		80	4000	50 000 time(r)	60	104	A	3843249
NY	8 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	75	5.2	1095	210		80	3000	50 000 time(r)			A	3843260
NY	9 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	75	5.2	1095	210		80	4000	50 000 time(r)	60	104	A	3843254
NY	10 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	100	7.3	1535	210		80	3000	50 000 time(r)			A	3843261
NY	6 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	100	7.3	1535	210		80	3000	50 000 time(r)			A	3843262
NY	11 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	100	7.3	1535	210		80	4000	50 000 time(r)	60	104	A	3843255
NY	6 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	100	7.3	1535	210		80	4000	50 000 time(r)	60	104	A	3843256

LED Candles & Lusters

CorePro GLASS LED candles and lusters

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE E27 /E14

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	25	2	250	125	80	2700	15 000 time(r)	35	97	E	3758308
2 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	25	2	250	125	80	2700	15 000 time(r)	45	78	E	3758321
3 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	2.2	250	113	80	2700	15 000 time(r)	35	97	E	3758306
4 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	25	2.2	250	113	80	2700	15 000 time(r)	35	123	E	3758307
5 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	25	2.2	250	113	80	2700	15 000 time(r)	45	80	E	3758318
6 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	25	2.2	250	113	80	2700	15 000 time(r)	45	78	E	3758319
5 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	40	4.3	470	109	80	2700	15 000 time(r)	45	80	F	3758325
6 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	40	4.3	470	109	80	2700	15 000 time(r)	45	78	F	3758336
7 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6.5	806	124	80	2700	15 000 time(r)	35	97	E	3758311
5 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	60	6.5	806	124	80	2700	15 000 time(r)	45	80	E	3758338

CorePro LEDcandle

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE E27 /E14

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2.8	250	89	80	2700	15 000 time(r)	35	106	F	3758305
1 CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40	5	470	94	80	2700	15 000 time(r)	45	87	F	3758309
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	94	80	2700	15 000 time(r)	45	87	F	3758329
3 Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	40	5	470	94	80	2700	15 000 time(r)	45	88	F	3758331
4 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	7	806	115	80	2700	15 000 time(r)	38	114	E	3758310
5 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	7	806	115	80	2700	15 000 time(r)	48	93	E	3758337

LED Candles & Lusters

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3.4	470	138	90	2700	15 000 time(r)	35	97	D	3766341
2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	40	3.4	470	138	90	2700	15 000 time(r)	45	80	D	3766357

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

www.philips.no/ledlamps



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
NY	1 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	40	2.3	485	210	80	2700	50 000 time(r)	35	111	A	3756830
NY	2 MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	40	2.3	485	210	80	2700	50 000 time(r)	45	99	A	3843269
NY	3 MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	40	2.3	485	210	80	2700	50 000 time(r)	45	78	A	3843270

LED Candles & Lusters

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE E27 / E14


Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		K	Hrs.				
1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	25	2.5	340	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	35	97	D	3757937
2 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	25	2.5	340	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	45	80	D	3757938
3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	25	2.5	340	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	45	78	D	3757939
4 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	35	97	D	3757940
5 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	35	119	D	3757944
6 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	35	95	D	3757942
7 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	45	80	D	3757945
8 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	40	3.4	470	138	90	2200-2700	25 000 time(r)	45	78	D	3757946
4 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	60	5.9	806	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	35	97	D	3757947
7 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	60	5.9	806	136	90	2200-2700	25 000 time(r)	45	80	D	3757948

Ekte proffer hjelper kundene sine å realisere ultra energibesparelser

Vi introduserer Philips MASTER LED-lysrør Ultra Efficient T8: vårt mest energieffektive LED-lysrør hittil

Er kundene dine bekymret for energikostnadene?

Med det nye Philips Ultra Efficient LED-lysrøret har du det perfekte lysrøret for å hjelpe kundene dine med å spare strøm og penger med høykvalitets, langvarig og ultraenergieffektiv LED.



Sparer 44 % i energi
kostnader¹



Ultra lang levetid på 100
000 timer (ved L70) —
mer enn 2x lenger¹



210 lm/w ultra
effektivitet



10-års
garanti

Philips MASTER LED-lysrør Ultra Efficient er også tilgjengelig med en klasse B-energiklassifisering.² For å lære mer besøk: www.philips.com/ledtube

¹ Philips MASTER LEDtube UE sammenlignet med Philips CorePro LEDtube EM/mains Ultra Output opererer på direkte strømmet.

² I henhold til den oppdaterte europeiske energimerkeforskriften (09/2021)



A-klasse rating²
for ultra energi-
besparelser

Designet
for deg og
planeten

Bærekraft møter lønnsomhet

Med Philips MASTER LED-lysrør Ultra Efficient kan du tilby kundene dine et innovativt og verdikjennende produkt for å minimere energiforbruket deres. Og selv om ultraeffektive LED-lysrør krever mindre vedlikehold og utskifting, vil den høyere investeringen til kunden din gi deg en høyere fortjeneste per lyspunkt!

Ekte proffer erstatter CFL-ni lamper med et energieffektivt alternativ

Fra 24. februar 2023 vil produsenter ikke lenger kunne lage CFL-ni¹ lamper på grunn av RoHS²-forbudet. Nå er tiden inne for å bytte til energieffektive og langvarige CorePro PL LED-lamper. Oppgrader kundenes belysning samtidig som du reduserer kostnadene deres!



Bytt til PL
LED nå!




Hvorfor bytte til CorePro PL LED-serien?

- Effektivitet opp til 140 lm/w
- Levetid på opptil 30 000 timer (ved L70)
- Enkel lampe-for-lampe-bytte
- Best verdi for pengene

Produktoversikt

Philips CorePro PLC
EM/HF



Philips CorePro PLL
HF/EM MAINS



Philips CorePro
PLS EM



Philips CorePro PLT
HF



Klikk her for å se alle produktene

¹ CFL-ni: Kompakte lysrør ikke-integrerte

² RoHS: Forbud mot reduksjon av farlige stoffer

Ekte proffer bytter fra T5-lysrør til T5 LED-lysrør

Philips MASTER LED-lysrør InstantFit HF T5 er energieffektivt, dimbart og kompatibelt med de fleste forkoblinger



Produkt høydepunkter



Bruksområder



Kontor
Mulighet for dimming for komfortabelt lys når som helst.



Industri
Øk energisparingen din uten problemer.



Klasserom
Optimaliser komforten ved å justere lysnivået tilpasset enhver oppgave.



Detaljhandel
Optimaliser hyllebelysningen problemfritt med LED-belysning.

Ekte proffer vet: ett LED-lysrør er alt du trenger

Vi introduserer den nye Philips CorePro Universal Ultra Output T8. Din hverdagslige allround-løsning for enkel overgang til LED.

Ny!
For en superenkel overgang til LED

De viktigste grunnene til å gjøre det til ditt førstevalg

- 1 Universell kompatibilitet**
 - Fungerer med elektromagnetiske forkoblinger, elektroniske forkoblinger og direkte på strømmett
 - Ingen grunn til å sjekke ballastteknologi på forhånd
- 2 Ultraeffektivitet og lyskvalitet**
 - Opptil 3500 lm effekt
 - Flimmerfritt lys i henhold til 2024 SLR-krav (SVM<0,4)
- 3 Høyere effektivitet og lengre levetid**
 - Lyseffektivitet på 150 lm/W
 - 50 000 timer levetid (L70)
 - Høy energisparing og lavere vedlikehold betyr kort tilbakebetalingstid
- 4 Problemfri 1:1 erstatning**
 - Ekte ettermontering, gjør den rask å installere som sparer deg for tid og penger
 - Passer rett inn i eksisterende armaturer
 - Tilgjengelig i mange lumenpakker og fargetemperaturer



LED-lysrør

CorePro LEDtube Elektromagnetisk/nettspenning T8

www.philips.no/ledtube



20 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	18	8	800	100	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	25,7	600	F	3855251
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	18	8	850	106	240 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	25,7	600	F	3855281
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	18	8	900	112	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	25,7	600	E	3855228
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	18	8	900	112	240 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	25,7	600	E	3855229
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	36	15.5	1800	116	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	25,7	1200	E	3855249
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	58	20	2200	110	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	25,7	1500	E	3855252
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	58	20	2200	110	240 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	25,7	1500	E	3855253

LED-lysrør

MASTER LEDtube, nettspenning T5

www.philips.no/ledtube



	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	1 MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	14	8	1000	125	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,7	600	E	3855220
	1 MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	14	8	1050	131	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,7	600	E	3855221
NY	1 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	24	10.5	1500	142	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)		563,2	D	3843277
NY	1 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	24	10.5	1600	152	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)		563,2	D	3843278
NY	1 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	24	10.5	1600	152	200 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)		563,2	D	3843279
NY	1 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	21	11.5	1600	139	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,7	900	D	3843283
NY	1 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	21	11.5	1700	147	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,7	900	D	3843284
NY	1 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	21	11.5	1700	147	200 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	15,7	900	D	3843285
	1 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28	16.5	2300	139	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,7	1200	D	3855222
	1 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	28	16.5	2500	151	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,7	1200	D	3855223
NY	1 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	39	18.5	2600	140	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)		863,2	D	3843280
NY	1 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	39	18.5	2800	151	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)		863,2	D	3843281
NY	1 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	39	18.5	2800	151	200 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)		863,2	D	3843282
	1 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	35	20	2800	140	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,7	1500	D	3855224
	1 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	35	20	3000	150	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,7	1500	D	3855225
	1 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,5	1200	D	3861558
	1 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	54	26	3900	150	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,5	1200	D	3861559
	1 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	138	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,5	1500	D	3861560
	1 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	49	26	3900	150	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,5	1500	D	3861561
	2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	15,5	1500	D	3855201
	2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	80	36	5600	155	200 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	15,5	1500	D	3855202

LED-lysrør

MASTER LEDtube Instantfit HF T5

www.philips.no/ledtube




	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	600	E	3861550
	1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	14	8	1050	131	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	600	E	3861551
NY	1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	24	10.5	1500	142	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	600	E	3853288
NY	1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	24	10.5	1600	152	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	600	D	3853289
NY	1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	24	10.5	1600	152	200 grad(er)	80	6500	60 000 time(r)	15,5	600	D	3853290
NY	1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	21	11.5	1600	139	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	900	E	3853294
NY	1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	21	11.5	1700	147	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	900	D	3853286
NY	1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	21	11.5	1700	147	200 grad(er)	80	6500	60 000 time(r)	15,5	900	D	3853287
	1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16.5	2300	139	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	1200	E	3861552
	1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16.5	2500	151	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	1200	D	3861553
NY	1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	39	18.5	2600	140	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	900	E	3853291
NY	1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	39	18.5	2800	151	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	900	D	3853292
NY	1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	39	18.5	2800	151	200 grad(er)	80	6500	60 000 time(r)	15,5	900	D	3853293
	1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	1500	E	3861554
	1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	35	20	3000	150	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	1500	D	3861555
	2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	1200	E	3851217
	2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	54	26	3900	150	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	1200	D	3851219
	2 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	1500	E	3851223
	2 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	49	26	3900	150	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	1500	D	3851229
	3 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	15,5	1500	E	3757928
	3 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	80	36	5600	155	200 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	15,5	1500	D	3757929
	3 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	80	36	5600	155	200 grad(er)	80	6500	60 000 time(r)	15,5	1500	D	3757933

LED-lysrør

MASTER LEDtube Instantfit HF T8 – Elektronisk ballast

www.philips.no/ledtube




20 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 200	E	3855254
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	36	14	2100	150	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 200	D	3855255
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	36	16	2350	146	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 200	D	3855258
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	156	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 200	D	3855259
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 500	E	3855256
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	58	20	3100	155	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 500	D	3855257
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	58	24	3500	145	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 500	D	3855260
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	58	24	3700	154	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 500	D	3855261

MASTER LEDtube Elektromagnetisk/nettspenning T8

www.philips.no/ledtube



10 / 40 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 MASTER LEDtube Starter EMP GenIII							-					3855248
2 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160 grad(er)	83	3000	75 000 time(r)	25,78	600	E	3861532
2 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	131	160 grad(er)	83	4000	75 000 time(r)	25,78	600	E	3861533
3 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12.5	2000	160	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 200	C	3861567
3 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	36	12.5	2100	168	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 200	C	3861568
4 MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	36	14.7	2300	156	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 200	D	3811298
4 MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	36	14.7	2500	170	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 200	C	3811299
3 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18.2	2900	159	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 500	D	3861569
3 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18.2	3100	170	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 500	C	3861570
4 MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	58	21.7	3400	156	160 grad(er)	80	3000	75 000 time(r)	25,8	1 500	D	3820876
4 MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	58	21.7	3700	170	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 500	C	3821359

LED-lysrør

MASTER Value LEDtube T8

www.philips.no/ledtube



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	25,8	600	E	3821558
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	18	8	1050	131	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	25,8	600	E	3821559
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	18	8	1050	131	190 grad(er)	80	6500	60 000 time(r)	25,8	600	E	3855233
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	25,8	1 200	D	3821560
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	36	14	2100	150	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	25,8	1 200	D	3821561
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15.5	2300	148	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	25,8	1 200	D	3821366
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15.5	2500	161	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	25,8	1 200	C	3821368
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20.5	2900	141	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	25,8	1 500	D	3821564
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20.5	3100	151	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	25,8	1 500	D	3821565
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	58	20.5	3100	151	190 grad(er)	80	6500	60 000 time(r)	25,8	1 500	D	3855234
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	58	23	3400	147	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	25,8	1 500	D	3821389
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	58	23	3700	160	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	25,8	1 500	C	3821398

MASTER Value LEDtube Universal T8

www.philips.no/ledtube



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15.5	2300	148	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	26	1 200	D	3855212
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	36	15.5	2500	161	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	26	1 200	C	3855213
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3400	147	190 grad(er)	80	3000	60 000 time(r)	26	1 500	D	3855214
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	58	23	3700	160	190 grad(er)	80	4000	60 000 time(r)	26	1 500	C	3855215

LED-lysrør

CorePro LED tube Universal T8

www.philips.no/ledtube




10/20 PAKKE

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	18	8	850	106	240 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	25,7	600	F	3855238
	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	18	8	900	112	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	25,7	600	E	3855239
	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	18	8	900	112	240 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	25,7	600	E	3855240
NY	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15.5	2200	141	240 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	26	1200	D	3843271
NY	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	36	15.5	2400	154	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	26	1200	D	3843272
NY	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	36	15.5	2400	154	240 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	26	1200	D	3843273
	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	102	240 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	27,9	1200	F	3855241
	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	36	18	2000	111	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	27,9	1200	E	3855242
NY	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3200	139	240 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	26	1500	D	3843274
NY	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	58	23	3500	152	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	26	1500	D	3843275
NY	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	58	23	3500	152	240 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	26	1500	D	3843276
	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	108	240 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	27,9	1500	F	3855243
	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	58	23	2700	117	240 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	27,9	1500	E	3855244
	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	58	23	2700	117	240 grad(er)	80	6500	50 000 time(r)	27,9	1500	E	3855245

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

www.philips.no/ledtube



10 PAKKE

	Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	18	7	1050	150	160 grad(er)	83	4000	60 000 time(r)	25,8	600	D	3758411
	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	156	160 grad(er)	83	4000	60 000 time(r)	25,8	1200	D	3758409
	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	58	25	3700	148	160 grad(er)	83	4000	60 000 time(r)	25,8	1500	D	3758410

LED-lysrør

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient

www.philips.no/ledtube



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	36	11.9	2500	210	160 grad(er)	80	4000	100 000 time(r)	25,8	1 200	A	3855235
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	36	13.5	2500	185	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 200	B	3855210
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	36	13.5	2500	185	160 grad(er)	80	6500	75 000 time(r)	25,8	1 200	B	3827200
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	58	17.6	3700	210	160 grad(er)	80	4000	100 000 time(r)	25,8	1 500	A	3855236
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	58	20	3700	185	160 grad(er)	80	4000	75 000 time(r)	25,8	1 500	B	3855211
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	58	20	3700	185	160 grad(er)	80	6500	75 000 time(r)	25,8	1 500	B	3861571

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLC 4P

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
① CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	13	4.5	475	105	120 grad(er)	83	3000	30 000 time(r)	24,3	100	F	3821521
① CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	13	4.5	500	111	120 grad(er)	83	4000	30 000 time(r)	24,3	100	F	3821301
② CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18	6.5	650	92	120 grad(er)	83	3000	30 000 time(r)	24,3	100	F	3815297
② CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	18	6.5	700	92	120 grad(er)	83	4000	30 000 time(r)	24,3	100	F	3821334
③ CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	26	9	950	100	120 grad(er)	83	3000	30 000 time(r)	24,3	200	F	3815299
③ CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	26	9	1000	100	120 grad(er)	83	4000	30 000 time(r)	24,3	200	F	3821338

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLL

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	18	8	960	120	160 grad(er)	80	3000	30 000 time(r)	17	200	E	3801083
1 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	18	8	1000	125	160 grad(er)	80	4000	30 000 time(r)	17	200	E	3801084
1 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	18	8	960	120	160 grad(er)	80	3000	30 000 time(r)	17	200	E	3801079
1 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	18	8	1000	125	160 grad(er)	80	4000	30 000 time(r)	17	200	E	3801080
2 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	24	12	1440	120	160 grad(er)	80	3000	30 000 time(r)	17	300	E	3801085
2 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	24	12	1500	125	160 grad(er)	80	4000	30 000 time(r)	17	300	E	3843208
2 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	24	12	1440	120	160 grad(er)	80	3000	30 000 time(r)	17	300	E	3801081
2 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	24	12	1500	125	160 grad(er)	80	4000	30 000 time(r)	17	300	E	3801082
3 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	36	16.5	2000	121	160 grad(er)	80	3000	30 000 time(r)	17	400	E	3801087
3 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	36	16.5	2100	127	160 grad(er)	80	4000	30 000 time(r)	17	400	E	3801088
3 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	36	16.5	2000	121	160 grad(er)	83	3000	30 000 time(r)	43,6	400	E	3821535
3 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	36	16.5	2100	127	160 grad(er)	83	4000	30 000 time(r)	43,6	405	E	3821536
3 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	36	16.5	2100	127	160 grad(er)	83	6500	30 000 time(r)	43,6	400	E	3855246
4 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	55	24	3200	133	160 grad(er)	83	3000	30 000 time(r)	17	540	E	3821537
4 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	55	24	3400	141	160 grad(er)	83	4000	30 000 time(r)	17	540	E	3821538
4 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	55	24	3400	141	160 grad(er)	83	6500	30 000 time(r)	17	540	E	3855247
4 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	55	24	3200	133	160 grad(er)	80	3000	30 000 time(r)	17	500	E	3801089
4 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	55	24	3400	141	160 grad(er)	80	4000	30 000 time(r)	17	500	D	3801090

LED PL-lyskilder

MASTER LED Strip

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Gjennomkobling	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall			
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	19	475	94	Nei	90	2700	-	IP20	F	3211016
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	19	475	94	Nei	90	3000	-	IP20	F	3211017
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	19	500	100	Nei	90	4000	-	IP20	F	3211018
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	19	500	100	Nei	90	6500	-	IP20	F	3211019
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	37	920	108	Nei	90	2700	-	IP20	F	3211020
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	37	920	108	Nei	90	3000	-	IP20	F	3211021
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	37	1000	120	Nei	90	4000	-	IP20	E	3211022
MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	37	950	114	Nei	90	6500	-	IP20	F	3211023
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	52	1380	108	Nei	90	2700	-	IP20	F	3211024
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	52	1380	108	Nei	90	3000	-	IP20	F	3211025
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	52	1500	120	Nei	90	4000	-	IP20	E	3211026
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	52	1450	116	Nei	90	6500	-	IP20	F	3211027
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	67	1830	110	Nei	90	2700	-	IP20	F	3211028
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	67	1830	110	Nei	90	3000	-	IP20	F	3211029
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	67	2000	120	Nei	90	4000	-	IP20	E	3211030
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	67	2000	120	Nei	90	6500	-	IP20	E	3211031
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	81	2400	112	Nei	90	2700	-	IP20	F	3211032
MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	81	2400	112	Nei	90	3000	-	IP20	F	3211033
MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	81	2500	117	Nei	90	4000	-	IP20	F	3211034
MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	81	2450	115	Nei	90	6500	-	IP20	F	3211035

LED PL-lyskilder

CorePro LED Strip

www.philips.no/ledlamps




10 / 6 / 12 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Gjennomkobling	CRI	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W			K	Antall			
1 LS corner connector IP20 50pcs EU										1407456
2 LS mounting clips IP20 50pcs EU										1407455
3 LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU										1407457
4 LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU										1407458
5 CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	10.5	270	117	Nei	80	2700	-	IP20	F	3211000
5 CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	10.5	270	117	Nei	80	3000	-	IP20	F	3211001
5 CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	10.5	300	130	Nei	80	4000	-	IP20	E	3211002
5 CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	10.5	300	130	Nei	80	6500	-	IP20	E	3211003
5 CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	27	750	125	Nei	80	2700	-	IP20	E	3211004
5 CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	27	750	125	Nei	80	3000	-	IP20	E	3211005
5 CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	27	800	133	Nei	80	4000	-	IP20	E	3211006
5 CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	27	780	130	Nei	80	6500	-	IP20	E	3211007
5 CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	39	1080	117	Nei	80	2700	-	IP20	F	3211008
5 CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	39	1080	117	Nei	80	3000	-	IP20	F	3211009
5 CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	39	1200	130	Nei	80	4000	-	IP20	E	3211010
5 CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	39	1180	128	Nei	80	6500	-	IP20	E	3211011
5 CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	52	1450	117	Nei	80	2700	-	IP20	F	3211012
5 CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	52	1450	117	Nei	80	3000	-	IP20	F	3211013
5 CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	52	1600	130	Nei	80	4000	-	IP20	E	3211014
5 CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	52	1580	128	Nei	80	6500	-	IP20	E	3211015

LED PL-lyskilder

Konstant spenning LED-transformatorer

www.philips.no/ledlamps



10 / 20 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	IP-klassifisering	EL.nr
	W		
1 LED Transformer 20W 24VDC 120-277V	20	IP20	1407445
1 LED Transformer 40W 24VDC 120-277V	40	IP20	1407446
1 LED Transformer 60W 24VDC TD 220-240V	60	IP20	1407442
2 LED Transformer 150W 24VDC 220-240V	150	IP20	1407449
2 LED Transformer 150W 24VDC TD 220-240V	150	IP20	1407444

CorePro LED PLT 4P

www.philips.no/ledlamps



20 PAKKE

Produktbeskrivelse	Erstatter	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	18	6.5	720	110	120 grad(er)	82	3000	30 000 time(r)	42	100	F	3843231
1 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	18	6.5	800	123	120 grad(er)	82	4000	30 000 time(r)	42	100	E	3801092
2 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	26	9	990	110	120 grad(er)	82	3000	30 000 time(r)	42	100	F	3843232
2 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	26	9	1100	122	120 grad(er)	82	4000	30 000 time(r)	42	100	E	3843233
3 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	32	15	1620	108	120 grad(er)	82	3000	30 000 time(r)	42	200	F	3843234
3 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	32	15	1800	120	120 grad(er)	82	4000	30 000 time(r)	42	200	E	3843235
4 CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42	18.5	2100	113	120 grad(er)	82	3000	30 000 time(r)	42	200	F	3843236
4 CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42	18.5	2250	121	120 grad(er)	82	4000	30 000 time(r)	42	200	E	3801098

Philips TrueForce



Urbane områder



Detaljhandel



Industri



Vei og gate



TrueForce Core LED HPL



TrueForce Core LED HPL



TrueForce Core LED highbay HPL



TrueForce Core LED SON-T



Master LED HID HPL



MASTER LED HID HPL



TrueForce LED highbay universal HPI



Master LED HID SON-T UE



TrueForce LED HPL



TrueForce LED highbay universal HPI



CorePro LED highbay (HPI)



TrueForce LED SON-T



CorePro LED highbay (HPI)



TrueForce LED HPL



TrueForce LED SOX

Ekte proffer erstatter HID med "wow"

Fremhevet produkt

Oppdag utvalget av Philips LED HPL-lamper som en perfekt erstatter for HID-lamper for ethvert budsjett og behov

Er kundene dine bekymret for økende energikostnader? Ønsker de å konvertere sine HID-lamper til LED, men er redde for innsatsen og kostnadene ved å skifte ut sine eksisterende armaturer? Med Philips MASTER og CorePro LED HPL-seriene kan du tilby dem alle fordelene med LED kombinert med svært attraktive tilbakebetalingstider. Begge seriene gir større energieffektivitet, lengre levetid og optimal lysfordeling. Den nye MASTER LED HPL er spesielt overbevisende med en ekstra lang levetid på 50 000 timer, noe som gir ytterligere reduserte vedlikeholds- og energikostnader.



Perfekt passform for eksisterende

HID-armaturer

- Kompakt størrelse
- Designet i henhold til HID-lampestørrelse
- Lav vekt
- Kompatibel med direkte på strømmettet

Egnet for innendørs og utendørs bruk

- -20 til 45°C driftstemperatur
- IP65*
- Overspenningsvern 2KV



Ytterligere energibesparelser ved tilkobling kun til strømmettet

Enestående lyskvalitet

- LED-filament design for bedre lyskvalitet og jevnhet
- Høy fargegjengivelsesindeks CRI 80
- Høye lumenpakker: 2000/3000/4000 lm
- 3000K/4000K
- Lang levetid: 50 000 timer (Philips MASTER LED HPL; ved L70), 25 000 timer (Philips CorePro LED HPL; ved L70)



* Bruk egnede IP-klassifiserte stikkontakter ved installasjon i utendørs bruk

TrueForce LED

TrueForce CorePro LED HPL

www.philips.no/trueforce-led-lamps



	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	13	1800	138	330 grad(er)	80	2700	25 000 time(r)	76	183	D	3756840
NY	1 TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	18	2600	144	330 grad(er)	80	2700	25 000 time(r)	76	183	D	3756841
NY	2 TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR	26	3600	138	330 grad(er)	80	2700	25 000 time(r)	91,5	248	D	3756842
NY	2 TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	36	5300	147	330 grad(er)	80	2700	25 000 time(r)	91,5	248	D	3756843
NY	2 TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	36	5300	147	330 grad(er)	80	2700	25 000 time(r)	91,5	234	D	3756844
	1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	13	2000	153	300 grad(er)	80	3000	25 000 time(r)	75	180	D	3711267
	1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	13	2000	153	300 grad(er)	80	4000	25 000 time(r)	75	180	D	3711268
	1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	18	3000	166	300 grad(er)	80	3000	25 000 time(r)	75	180	C	3711269
	1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	18	3000	166	300 grad(er)	80	4000	25 000 time(r)	75	180	C	3711270
	2 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	26	4000	153	300 grad(er)	80	3000	25 000 time(r)	90	245	D	3711271
	2 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	26	4000	153	300 grad(er)	80	4000	25 000 time(r)	90	245	D	3711272

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

www.philips.no/trueforce-led-lamps



	Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
	1 TForce LED HPL ND 28–21W E27 830	21	2850	135	360 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	75	178	D	3700201
	1 TForce LED HPL ND 30–21W E27 840	21	3000	142	360 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	75	178	D	3700205
	1 TForce LED HPL ND 38–28W E27 830	28	3800	135	360 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	75	178	D	3700202
	1 TForce LED HPL ND 40–28W E27 840	28	4000	142	360 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	75	178	D	3700206
	2 TForce LED HPL ND 57–42W E27 830	42	5700	135	360 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	84	178	D	3700203
	3 TForce LED HPL ND 57–42W E40 830	42	5700	135	360 grad(er)	80	3000	50 000 time(r)	84	191	D	3700204
	2 TForce LED HPL ND 60–42W E27 840	42	6000	142	360 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	84	178	D	3700207
	3 TForce LED HPL ND 60–42W E40 840	42	6000	142	360 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	84	191	D	3700208

TrueForce LED

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
① MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18	2500	138	230 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	52	312	D	3711285
② MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28	4000	142	230 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	52	425	D	3711283
② MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36	5000	138	230 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	52	425	D	3711284

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	140	20000	92	60 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	250	290	F	3766548
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	140	20000	115	120 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	250	290	D	3766549
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	95	13000	88	60 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	250	290	F	3766500
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	95	13000	109	120 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	250	290	E	3766501

TrueForce LED

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	105	15000	142	100 grad(er)	80	4000	25 000 time(r)	162	168	D	3711293
2 CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	65	9000	138	100 grad(er)	80	4000	25 000 time(r)	140	158	D	3711292

TrueForce Core LED SON-T

www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY 1 TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17	2700	158	330 grad(er)	70	2700	25 000 time(r)	38,5	168	D	3756837
NY 2 TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26	4000	153	330 grad(er)	70	2700	25 000 time(r)	38,5	214	D	3756838
NY 3 TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40	6500	162	330 grad(er)	70	2700	25 000 time(r)	47	229	C	3756839
1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17	2800	164		70	3000	25 000 time(r)	38	170	C	3758399
1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17	3000	176		70	4000	25 000 time(r)	38	170	C	3757920
2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26	4200	161		70	3000	25 000 time(r)	38	210	C	3757921
2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26	4500	173		70	4000	25 000 time(r)	38	210	C	3757922
3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	7200	180		70	3000	25 000 time(r)	46	225	C	3757923
3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40	7500	187		70	4000	25 000 time(r)	46	225	B	3757924

TrueForce LED

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse		LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	TForce HB 140W E40 840 NB GM	140	20000	92	60 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	250	290	F	3757960
NY	TForce HB 140W E40 840 WB GM	140	20000	115	120 grad(er)	80	4000	50 000 time(r)	250	290	D	3757961

Alt du trenger å vite, lett tilgjengelig

Vi vet at installasjon handler om å finne de riktige løsningene. **Besøk vår nettside** laget spesielt for installatører og finn:

- Den aller siste produktinformasjonen
- Verktøy for å hjelpe deg med å velge riktig produkt for kundene dine
- Installasjonsvideoer
- Opplæring



© 2024 Signify Holding. Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen gitt her kan endres uten varsel. Signify gir ingen representasjon eller garanti med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som er inkludert her, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling i avhengighet av dette. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og utgjør ikke en del av et tilbud eller kontrakt, med mindre annet er avtalt med Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

