

PHILIPS

zomer 2025



Productcatalogus

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Kies de juiste armatuur

Kies uit **Goed**, **Beter** of **Best**



GOED

Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER

CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.

Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER

Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.

Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten. Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST

Specificatie producten*


Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement?

Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl

* Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.

	GOED	BETER	BETER	BEST
	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready	Specificatie producten
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elk project waar licht het verschil maakt	Slimme verlichting voor het MKB, werkt samen met Interact Pro	Naadloze aansluiting op uw specificatie
Lichtkwaliteit				
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood	Eindeloos / Op maat
Levensduur	50.000 - 75.000 uur	50.000 - 100.000 uur	50.000 - 100.000 uur	50.000 - 100.000 uur
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar of Service level agreement
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools	Persoonlijk

Goed om te weten:




TCO tool

Via deze tool kun je gemakkelijk opzoeken wat het beste LED alternatief is ter vervanging van de conventionele lampen bij een project. Zo maken we de overstap op LED zo makkelijk mogelijk. Bekijk het nu [hier](#) of scan de QR code.



Configureer jouw armatuur

Configureer je eigen armatuurvariant die perfect past bij de specificaties van jouw project. Selecteer de gewenste parameters om jouw configuratie te maken en genereer uitgebreide documentatie die een fotometrisch bestand, een datasheet, tendergegevens en een installatiehandleiding omvat. Deel de productcodes of configuratie-ID met anderen voor projectplanning of prijsaanvragen. Klik [hier](#) om te beginnen met configureren of scan de QR code.



Green Switch calculator

Wist je dat je tot wel 80% kunt besparen op energieverbruik door over te stappen op energiezuinige LED-verlichting? Of je nu een bedrijf runt, een gemeente vertegenwoordigt of particulier bent: met de Green Switch van Signify maak je eenvoudig de stap naar duurzame verlichting. Gebruik de online calculator om direct inzicht te krijgen in je mogelijke besparing op kosten, energie en CO₂-uitstoot. Een kleine stap in verlichting, een grote stap richting een groenere toekomst. Klik [hier](#) of scan de QR code.



Environmental Product Declarations (EPD)

Voor 70.000 productvarianten zijn er nu 2.000 milieuproductverklaringen (EPD's) beschikbaar. De EPD is een getoetst, genormaliseerd document dat de invloed van een product op het milieu gedurende zijn levenscyclus samenvat. Hiermee kun je de milieueffecten vergelijken en bewuste keuzes maken. Overigens vullen we onze producten voortdurend aan met bijbehorende EPD's voor maximale transparantie! Klik [hier](#) voor meer informatie of scan de QR code.



Productcatalogus - zomer 2025

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2025. Ga voor het volledige assortiment naar: philips.nl/catalogue.

Inhoudsopgave

Industrie & Parking	5	Buitenverlichting	37
CoreLine Waterdicht	6	CoreLine Tempo groot	38
CoreLine Tubular Waterdicht	7	CoreLine Tempo medium	38
Ledinaire Waterdicht	8	CoreLine Tempo klein	38
Ledinaire Waterdicht WT065C	8	Ledinaire All-in Schijnwerpers	39
Ledinaire Waterdicht EcoSet	8	AluRoad gen2	39
Ledinaire Waterbestendige Buisbehuizing	9		
CoreLine Montagebalk	9	Interact Ready	40
Ledinaire Montagebalk	10	Wandschakelaar	42
Maxos fusion	13	OccuSwitch	42
Maxos Universal	14	Interact Ready Sensors	42
Maxos unify	15	MasterConnect LEDspot GU10	42
CoreLine trunking	16		
CoreLine Highbay G5	18	LED-lampen	43
CoreLine Highbay G6	19	LEDspots & LEDcapsules	46
Ledinaire Highbay	19	LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre	53
		LEDtubes	61
Kantoorpanelen en scholen	20	TrueForce LED (vervangt HID)	72
CoreLine Paneel G6 Office compliant	21		
CoreLine Paneel G6 Non-office compliant	21	Snelkeuzelijst Maxos fusion	77
CoreLine inbouw gen 4 Office compliant	22	Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn	80
CoreLine inbouw gen 4 Non-Office compliant	22	Lijst afkortingen	82
Ledinaire Paneel Office compliant	23		
Ledinaire Paneel Non-Office compliant	23		
Ledinaire Paneel EcoSet Office compliant	23		
CoreLine Opbouw gen 4 Office compliant	24		
CoreLine Opbouw gen 4 Non-Office compliant	24		
CoreLine Downlight Gen5	26		
CoreLine SlimDownlight	27		
Ledinaire Inbouw Downlight	27		
Ledinaire SlimDownlight	27		
CoreLine Recessed Spot Gen2	30		
Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent	31		
CoreLine Wall-mounted	33		
CoreLine FWC LED	34		
Ledinaire Portiek	34		
Ledinaire Wandmontage	35		
Ledinaire wandmontage gen2	35		



Industrie & Parking

Waterdicht

Pacific LED

- Groot aantal toepassingsgebieden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen
- Eenvoudige vervanging en onderhoud door de modulaire benadering, zo blijven je onderhoudskosten laag
- Kan worden geïntegreerd met Interact om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en je energieverbruik te verminderen
- Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80



CoreLine Tubular Waterdicht

- Eenvoudige en snelle installatie aan plafonds of hangend gemonteerd (voor binnen- en buitentoeepassingen onder de afdak)
- Flexibele montage – draaibare, vrij positioneerbare montagebeugels
- Ideaal voor veehouderijen en voedselverwerking – afgesloten, ammoniakbestendige uitvoering (PMMA)
- Modern, industrieel design van de PC-uitvoering – geschikt voor hallen, doorgangen en algemene verlichting
- Hoge water-, stof- en schokbescherming IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Doorvoerbedrading geïnstalleerd met een externe push-in connector voor snelle installatie



CoreLine Waterdicht

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
- Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk
- Gelijkmatische lichtverdeling met brede bundel die het verlichtingsontwerp eenvoudig en aantrekkelijk ondersteunt



Ledinaire Waterdicht

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen






CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	2 x 18 W	12.8	2000	156	✖	4000	IP65	72	L80	8720169754263	103,00	Link
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600		15	1800	121	✖	4000	IP65	80	L80	8710163349763	98,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600		16.4	1900	116	●	4000	IP65	80	L80	8718699962449	119,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		16.5	1900	115	●	4000	IP65	30	L80	8718696883068	129,00	Link
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	18 32	2700-4500	141	✖	4000	IP65	36	L80	8720169500198	119,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1 x 36 W	21.5	2700	126	✖	4000	IP65	80	L80	8718696916858	140,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		22	2700	123	●	4000	IP65	30	L80	8718696883075	150,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200			2700	123	●	4000	IP65	80	L80	8718699962487	150,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200			2700	123	●	4000	IP65	80	L80	8718699962494	170,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1 x 58 W	24	3400	142	✖	4000	IP65	60	L80	8720169502161	134,00	Link
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500		24.3	3100	128	✖	4000	IP65	60	L80	8710163349787	145,00	Link
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	2 x 36 W / 1 x 58 W / 2 x 58 / 49 W	25 43	3700-6000	140	✖	4000	IP65	36	L80	8720169500204	134,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600		25	4000	160	●	4000	IP65	22	L80	8720169754324	150,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600			4000	160	✖	4000	IP65	50	L80	8720169754270	124,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1 x 58 W	25.5	3400	133	✖	4000	IP65	36	L80	8718696916865	155,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1 x 36 W	26	2700	104	✖	4000	IP65	80	L80	8718291854180	325,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1 x 58 W		3400	131	●	4000	IP65	30	L80	8718696883082	165,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500			3400	131	●	4000	IP65	36	L80	8718699962678	165,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500			3400	131	●	4000	IP65	36	L80	8718699962685	176,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1 x 36 W	27	2700	100	●	4000	IP65	30	L80	8718696883112	356,00	Link
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	28.6	3700	130	✖	4000	IP65	36	L80	8710163349794	129,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN		29	4000	138	✖	4000	IP65	36	L80	8720169502222	124,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200			4000	138	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163167	150,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		1 x 58 W	29.5	4000	136	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163174	170,00
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	2 x 36 W / 1 x 58 W	30	3400	113	✖	4000	IP65	36	L80	8718291854203	340,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200			4000	133	●	4000	IP65	60	L80	8718699962579	176,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200			4000	133	✖	4000	IP65	36	L80	8718696916872	145,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200		30.5	4000	131	●	4000	IP65	30	L80	8718696883099	155,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000		131	●	4000	IP65	36	L80	8718699962562	155,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1 x 58 W	31	3400	110	●	4000	IP65	30	L80	8718696883136	371,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	33	4000	121	✖	4000	IP65	60	L80	8718291854197	330,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		35.5	4000	113	●	4000	IP65	30	L80	8718696883129	361,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	2 x 58/49 W	37.5	6000	160	●	4000	IP65	22	L80	8720169754331	170,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200			6000	160	✖	4000	IP65	36	L80	8720169754287	140,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		44	6000	136	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163198	181,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500		44.5	6000	135	✖	4000	IP65	36	L80	8718696916889	155,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500			6000	135	✖	4000	IP65	36	L80	8718699163181	160,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		45	6000	133	●	4000	IP65	29	L80	8718696883105	165,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500			6000	133	●	4000	IP65	36	L80	8718699962753	165,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500			6000	133	●	4000	IP65	36	L80	8718699962760	186,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		49.5	6000	121	●	4000	IP65	29	L80	8718696883143	371,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500			6000	121	✖	4000	IP65	36	L80	8718291854210	340,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	2 x 80 W	50	8000	160	●	4000	IP65	21	L80	8720169754348	191,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200			8000	160	✖	4000	IP65	31	L80	8720169754294	160,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN		57	8000	140	✖	4000	IP65	31	L80	8720169502178	155,00	Link
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500		57.1	7500	131	✖	4000	IP65	31	L80	8710163349817	155,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		60	8000	133	✖	4000	IP65	31	L80	8718699409302	176,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		61	8000	131	●	4000	IP65	31	L80	8718699962869	186,00	Link
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	2 x 80 W	62	10000	160	●	4000	IP65	21	L80	8720169754355	201,00	Link
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500			10000	160	✖	4000	IP65	31	L80	8720169754300	170,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		63.5	8000	129	●	4000	IP65	29	L80	8718699409296	186,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3			8000	126	✖	4000	IP65	31	L80	8718699409319	361,00	Link
WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500		75	12000	160	●	4000	IP65	20	L80	8720169754362	243,00	Link
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500			12000	160	✖	4000	IP65	24	L80	8720169754317	201,00	Link

CoreLine Waterdicht - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
Interne doorvoerbedrading		€	
1 WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs	8720169755178	77,50	Link
1 WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs	8720169755192	93,00	Link
1 WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs	8720169755154	51,50	Link
2 WT120Z TW-5x2.5-L1200 10pcs	8720169755185	114,00	Link
2 WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs	8720169755208	129,00	Link
2 WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs	8720169755161	72,50	Link

CoreLine Tubular Waterdicht



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	1 x 58 W	28	3900	139	✗	4000	IP69K	30	L80	8719514953857	170,00	Link
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	2 x 36 W / 1 x 58 W	39	5000	128	✗	4000	IP68	30	L80	8719514947375	191,00	Link
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200			5000	128	✗	4000	IP69K	30	L80	8719514947351	201,00	Link
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	2 x 80 W	54	7000	130	✗	4000	IP68	18	L80	8719514947382	222,00	Link
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500			7000	130	✗	4000	IP69K	18	L80	8719514947368	232,00	Link

CoreLine Tubular Waterdicht - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
WT210Z SC	8719514956117	21,00	Link
WT210Z SW2	8719514956100	15,50	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Ledinaire Waterdicht



CRI >80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP66	55	L70	8710163360072	77,00	Link
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	1 x 36 W	20	2500	120	✗	4000	IP66	50	L70	8710163362915	81,00	Link
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN			2500	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163362922	101,00	Link
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	1 x 58 W	28	3400	120	✗	4000	IP66	45	L70	8710163362939	91,00	Link
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN			3400	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163362946	111,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	2 x 36 W	30	3600	120	✗	4000	IP66	45	L70	8710163360096	91,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN			3600	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163360102	111,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	2 x 58/49 W	46	5600	120	✗	4000	IP66	40	L70	8710163360119	101,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN			5600	120	✗	4000	IP66	10	L70	8710163360126	121,00	Link

* TW1: doorvoerbedrading

Ledinaire Waterdicht WT065C



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	2 x 18 W	16	1800	112	✗	4000	IP65	72	L70	8719514963818	69,00	Link
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	1 x 36 W / 2 x 36W / 1 x 58W	23	2900-4800	126-114	✗	4000	IP65	36	L70	8720169500211	99,00	Link
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1		42	2900-4800	126-114	✗	4000	IP65	36	L70	8720169500235	119,00	Link
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	1 x 58 W / 2 x 58 / 49 W	30	4100-6800	137-128	✗	4000	IP65	31	L70	8720169500228	109,00	Link
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1		53	4100-6800	137-128	✗	4000	IP65	31	L70	8720169500242	129,00	Link

Ledinaire Waterdicht EcoSet



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35	4800	137	●	4000	IP65	84	L70	8720169750364	115,00	Link
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50	6800	135	●	4000	IP65	13	L70	8720169750371	135,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Ledinaire Waterdicht EcoSet - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW	IP67	8720169752290	105,00	Link

Ledinaire Waterbestendige Buisbehuizing



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
WT050C 1xTLED L1200	IP65	8710163366029	40,00	Link
WT050C 1xTLED L1500	IP65	8710163366043	41,00	Link
WT050C 2xTLED L1200	IP65	8710163366036	48,00	Link
WT050C 2xTLED L1500	IP65	8710163366050	50,00	Link

CoreLine Montagebalk



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W			K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	10,8 17	1500-2400	140	✗	80	3000-4000	IP20/40	25	L80	8720169768390	50,00	Link
NIEUW BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	18 29,5	2500-4100	140	✗	80	3000-4000	IP20/40	13	L80	8720169768406	70,00	Link
NIEUW BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	25 37	3500-5200	140	✗	80	3000-4000	IP20/40	13	L80	8720169768413	75,00	Link
NIEUW BN126C LED41S/840 PSU L1200	31	4100	130	✗	>80	4000	IP20	13	L80	8719514948785	75,00	Link
NIEUW BN126C LED52S/840 PSU L1500	40	5200	130	✗	>80	4000	IP20	13	L80	8719514948846	105,00	Link
NIEUW BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	45,5	6400	140	●	80	3000-4000	IP20/40	9	L80	8720169768376	130,00	Link
NIEUW BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	45,5 71	6400-10000	140	✗	80	3000-4000	IP20/40	7	L80	8720169768420	130,00	Link
NIEUW BN126C LED64S/840 PSU L1200	49	6400	130	✗	>80	4000	IP20	9	L80	8719514948808	95,00	Link
NIEUW BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	57	8000	140	●	80	3000-4000	IP20/40	8	L80	8720169768383	145,00	Link
NIEUW BN126C LED80S/840 PSU L1500	59	8000	136	✗	>80	4000	IP20	8	L80	8719514948860	115,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Noodverlichtingskit



Productomschrijving	LED	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	W	IP waarde		€	
NIEUW EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	3	IP20	8718699799861	150,00	Link

Ledinaire Montagebalk



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN021C LED55/830 L300	1 x 8 W	5	480	96	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527850	14,00	Link
BN021C LED55/840 L300			540	108	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527843	14,00	Link
BN021C LED105/830 L600	1 x 18 W	10	960	96	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527874	17,50	Link
BN021C LED105/840 L600			1050	105	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527867	17,50	Link
BN021C LED145/830 L900	1 x 30 W	15	1450	97	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527898	25,00	Link
BN021C LED155/840 L900			1600	107	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527881	25,00	Link
BN021C LED195/830 L1200	1 x 36 W	20	1900	95	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527911	25,00	Link
BN021C LED205/840 L1200			2100	105	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527904	25,00	Link
BN021C LED245/830 L1500	1 x 35 W	24	2400	100	✗	3000	IP20	10	L65	8719514527935	30,00	Link
BN021C LED255/840 L1500			2600	108	✗	4000	IP20	10	L65	8719514527928	30,00	Link

Ledinaire Montagebalk - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
NIEUW BN021Z C600	IP20	8720169513587	4,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone



Industrie & Parking

Lichtlijnen

Maxos Fusion

- Lichtlijnsysteem dat maximale prestaties combineert met flexibiliteit. Of het nu gaat om retail, industrie of logistiek – dit systeem past zich moeiteloos aan jouw ruimte, behoeften en toekomstvisie aan
- Flexibele (her)positionering van armaturen voor maximale efficiëntie
- Modulair systeem: eenvoudig te combineren met lineaire armaturen, spots en accessoires
- 11 optieken beschikbaar, incl. (dubbel) asymmetrisch en een matte afscherming met uplight effect
- Uniforme lichtverdeling, geen color-over-angle effect
- Tot 13 aders voor integratie van noodverlichting en externe hardware
- Eenvoudige installatie en snelle montage
- Energiezuinige LED-technologie met slimme sturing – tot 50% energiebesparing met Interact



Maxos Universal

- Universeel retrofit paneel van 1,5m die gemaakt is ter vervanging van de conventionele armaturen met 58W of 49W fluorescentielampen op de bestaande trunks
- Standaard met meegeleverde bevestigingsclips (clip A: Regent ICE, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco DUS, Trilux E-line / Clip B: Siteco Modario, Zumtobel ZX2)
- Alle verlichtingsunits worden standaard bedraad geleverd. Er worden geen draden van het bestaande draagprofielsystemen gebruikt
- Hoog rendement tot 168lm/W
- WB-optiek
- PSU- en PSD-versies
- Ook verkrijgbaar voor bevestiging op de bestaande VEKO trunks



CoreLine Trunking gen2.5

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvouding te bestellen, monteren en instellen.
Slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor Interact voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen



Maxos unify

- Ultra-efficiënte, modulaire lichtunits ontworpen voor renovatie én nieuwbouw, met hoge lichtopbrengst, lage verbruikskosten en lange levensduur.
- Krachtige prestaties – tot 10.500 lumen (1478 mm) en 16.000 lumen (2215 mm)
- Extreem energiezuinig – rendement tot 193 lm/W
- Lange levensduur – tot 100.000 uur bij L85
- Renovatiegemak – direct toepasbaar op TL 58W/49W lichtlijnen, Maxos LED Industry (4MX656) en TTX400
- Beschikbaar met Interact





Maxos fusion LL512X (1,15 m)

100.000 uur L85
50.000 uur L95

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	CRI	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W			K	IP waarde	aantal		€	
LL512X LED31S/UE840 DIA WB 7 WH	16	3150	194	●	>80	4000	IP20	30	8720169474994	260,00	Link
LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18.5	2650	143	●	>80	4000	IP20	30	8720169473928	160,00	Link
LL512X LED50S/UE840 DIA WB 7 WH	26	5050	192	●	>80	4000	IP20	30	8720169475007	260,00	Link
LL512X LED50S/840 DIA PCO 7 WH HE	29	5000	172	●	80	4000	IP20	30	8720169889316	160,00	
LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30	4250	142	●	>80	4000	IP20	30	8720169473935	160,00	Link
LL523X LED62S/UE840 DIA WB 7 WH	31	6136	200	●	>80	4000	IP20	21	8720169474956	405,00	Link
LL512X LED61S/UE840 DIA WB 7 WH	32	6150	191	●	>80	4000	IP20	21	8720169475014	260,00	Link
LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36	5300	147	●	>80	4000	IP20	21	8720169473881	305,00	Link
LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37	5200	141	●	>80	4000	IP20	21	8720169473942	160,00	Link
LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE		6100	165	●	80	4000	IP54	24	8720169889064	250,00	Link
LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE		6100	165	●	80	4000	IP54	24	8720169889071	250,00	Link
LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE		6100	165	●	80	4000	IP54	24	8720169889354	250,00	Link
LL512X LED80S/UE840 DIA WB 7 WH	41	8000	195	●	>80	4000	IP20	29	8720169475021	260,00	Link
LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50	8000	160	●	80	4000	IP20	29	8720169889347	160,00	Link
LL523X LED100S/UE840 DIA WB 7 WH	51.5	10100	194	●	>80	4000	IP20	21	8720169474963	405,00	Link
LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57	10000	177	●	80	4000	IP20	21	8720169889163	305,00	Link
LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59	8500	144	●	>80	4000	IP20	21	8720169473904	305,00	Link
LL523X LED123S/UE840 DIA WB 7 WH	63	12300	195	●	>80	4000	IP20	20	8720169474970	405,00	Link
LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70	10400	149	●	>80	4000	IP20	20	8720169473911	305,00	Link
LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72	12300	171	●	>80	4000	IP20	20	8720169495821	305,00	Link
LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE		12300	171	●	>80	4000	IP20	20	8720169495838	305,00	Link
LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE		12300	171	●	80	4000	IP54	20	8720169889255	390,00	Link
LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE		12300	171	●	80	4000	IP54	20	8720169889279	390,00	Link
LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	82	12300	171	●	80	4000	IP54	20	8720169889262	390,00	Link
LL523X LED160S/UE840 DIA WB 7 WH		16000	195	●	>80	4000	IP20	12	8720169474987	405,00	Link
LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE		16000	165	●	>80	4000	IP20	12	8720169495845	305,00	Link
LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97	16000	165	●	80	4000	IP20	12	8720169889248	305,00	Link

Er zijn meer optieken, kleuren en Interact-types beschikbaar. Neem contact op met uw regionale accountmanager.



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH	IP20	8720169471108	270,00	Link
LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	IP20	8720169471115	220,00	Link
LL500Z BA WH		8718696998335	32,50	Link
LL500Z BC L1150 WH		8718696989517	15,00	Link
LL500Z BC L2300 WH		8718696383544	15,00	Link
LL500Z BC L285 WH		8718696989579	11,00	Link
LL500Z BC L570 WH		8718696989548	11,00	Link
LL500Z CB-CH WH		8718696374603	12,50	Link
LL500Z CDS WH		8718696374733	22,00	Link
LL500Z MB-SW WH		8718696374511	12,40	Link
LL500Z MB-SW2 L5000 WH		8718696374573	22,70	Link
LL500Z PB WH		8718696374542	12,40	Link
LL500Z SMB WH		8718696374481	8,20	Link
LL500Z SPA-CD		8718696374634	10,30	Link
LL500Z SW2 L1250		8718696374764	10,30	Link
LL500Z SW2 L3000		8718696374771	10,30	Link
LL500Z SW2 L5000		8718696374788	12,40	Link
LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425170	87,00	Link
LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425163	62,00	Link
LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425422	68,00	Link
LL512Z CD WH		8718696374641	32,50	Link
LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425194	124,00	Link
LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425187	99,00	Link
LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425385	105,00	Link
LL523Z CD WH		8718696374672	40,00	Link
LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425217	175,00	Link
LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425200	136,00	Link
LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169425392	145,00	Link
LL546Z CD WH		8718696374702	55,00	Link

Maxos Universal



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W			K	IP waarde	aantal			€	
LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	1 x 49W / 1 x 58W	25	4200	168	●	>80	3000	IP20	22	L90	8720169440586	220,00	Link
LL515S 42S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK			4200	168	●	>80	4000	IP20	22	L90	8720169905122	235,00	Link
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH			4200	168	●	>80	4000	IP20	22	L90	8720169440579	220,00	Link
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK			4200	168	●	>80	4000	IP20	22	L90	8720169905153	235,00	Link
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	1 x 49W / 1 x 58W / 2 x 49W / 2 x 58W	36	5700	168	✗	>80	3000	IP20	41	L90	8720169440562	200,00	Link
LL515S 46S_57S/840 NB PSU UNIV TW3 WH VK			5700	168	✗	>80	4000	IP20	41	L90	8720169905139	215,00	Link
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH			5700	168	✗	>80	4000	IP20	41	L90	8720169440555	200,00	Link
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH VK			5700	168	✗	>80	4000	IP20	41	L90	8720169905160	215,00	Link
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH		50	8000	160	●	>80	3000	IP20	20	L90	8720169440609	220,00	Link
LL515S 80S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK			8000	160	●	>80	4000	IP20	20	L90	8720169905146	235,00	Link
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH			8000	160	●	>80	4000	IP20	20	L90	8720169440593	220,00	Link
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK			8000	160	●	>80	4000	IP20	20	L90	8720169905177	235,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Maxos Universal - Accessoires

Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
LL515Z BC UNIV WH VK	8720169471764	90,00	Link
LL515Z WIRING 5x1.5 UNIV WH	8720169440678	35,00	Link
LL515Z WIRING 7x1.5 UNIV WH	8720169440685	40,00	Link

Maxos Unify



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW LL551X 40S/840 UE DIA WB BK	20.5	4000	195	●	4000	IP20	30	L95	8720169954991	230,00	Link
NIEUW LL553X 40S/840 UE DIA WB WH		4000	195	●	4000	IP20	30	L95	8720169955165	300,00	Link
NIEUW LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	22	4000	182	●	4000	IP20	30	L95	8720169954953	180,00	Link
NIEUW LL553X 40S/840 NE DIA WB WH		4000	182	●	4000	IP20	30	L95	8720169955127	250,00	Link
NIEUW LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31.5	6200	197	●	4000	IP20	30	L95	8720169955059	300,00	Link
NIEUW LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	34.5	6200	180	●	4000	IP20	30	L95	8720169955035	250,00	Link
NIEUW LL551X 80S/840 UE DIA NB BK	42.5	8000	188	●	4000	IP20	25	L95	8720169955011	230,00	Link
NIEUW LL551X 80S/840 UE DIA WB BK		8000	188	●	4000	IP20	25	L95	8720169955004	230,00	Link
NIEUW LL553X 80S/840 UE DIA NB WH		8000	188	●	4000	IP20	25	L95	8720169955189	300,00	Link
NIEUW LL553X 80S/840 UE DIA WB WH		8000	188	●	4000	IP20	25	L95	8720169955172	300,00	Link
NIEUW LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48	8000	167	●	4000	IP20	25	L95	8720169954977	180,00	Link
NIEUW LL551X 80S/840 NE DIA WB WH		8000	167	●	4000	IP20	25	L95	8720169954960	180,00	Link
NIEUW LL553X 80S/840 NE DIA NB WH		8000	167	●	4000	IP20	25	L95	8720169955141	250,00	Link
NIEUW LL553X 80S/840 NE DIA WB WH		8000	167	●	4000	IP20	25	L95	8720169955134	250,00	Link
NIEUW LL551X 105S/840 UE DIA NB BK	55	10500	191	●	4000	IP20	21	L95	8720169955028	230,00	Link
NIEUW LL553X 105S/840 UE DIA NB WH		10500	191	●	4000	IP20	21	L95	8720169955196	300,00	Link
NIEUW LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	63	10500	167	●	4000	IP20	21	L95	8720169954984	180,00	Link
NIEUW LL553X 105S/840 NE DIA NB WH		10500	167	●	4000	IP20	21	L95	8720169955158	250,00	Link
NIEUW LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84	16000	191	●	4000	IP20	21	L95	8720169955066	300,00	Link
NIEUW LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	96	16000	167	●	4000	IP20	24	L95	8720169955042	250,00	Link

Maxos Unify - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
NIEUW LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964730	65,00	Link
NIEUW LL551T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964747	70,00	Link
NIEUW LL551T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964754	80,00	Link
NIEUW LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964761	95,00	Link
NIEUW LL552T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964778	105,00	Link
NIEUW LL552T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964785	115,00	Link
NIEUW LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964792	105,00	Link
NIEUW LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964808	105,00	Link
NIEUW LL553T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964815	115,00	Link
NIEUW LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964822	135,00	Link
NIEUW LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964839	145,00	Link
NIEUW LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	IP20	8720169964846	170,00	Link

● Dimbaar ✕ Niet dimbaar ● DimTone

CoreLine Trunking



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	45.5	9000	198	●	4000	IP20	29	L85	8720169474581	425,00	Link
NIEUW LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	65	11000	169	●	4000	IP20	20	L85	8720169474550	280,00	Link
NIEUW LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	80	16000	200	●	4000	IP20	24	L85	8720169474642	440,00	Link
NIEUW LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH		16000	200	●	4000	IP20	24	L85	8720169474604	440,00	Link
NIEUW LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	100	16000	160	●	4000	IP20	24	L85	8720169474574	390,00	Link
NIEUW LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH		22500	176	●	4000	IP20	20	L85	8720169474703	460,00	Link
NIEUW LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	128	24000	188	●	4000	IP20	20	L85	8720169474666	470,00	Link
NIEUW LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH		24000	188	●	4000	IP20	20	L85	8720169474628	470,00	Link

CoreLine Trunking - Accessoires



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
NIEUW LL240E H4 7x2.5 WH	IP20	8720169965119	250,00	Link
NIEUW LL240E H4 9x1.5 WH	IP20	8720169965102	265,00	Link
NIEUW LL240Z CB WH (5PCS)		8720169965287	35,00	Link
NIEUW LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH	IP20	8720169965201	55,00	Link
NIEUW LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH	IP20	8720169965133	85,00	Link
NIEUW LL240Z MB-SW WH (5PCS)		8720169965331	25,00	Link
NIEUW LL240Z PB WH (5PCS)		8720169965317	80,00	Link
NIEUW LL240Z SMB 2xEP CU7 WH	IP20	8720169965188	55,00	Link
NIEUW LL240Z SMB WH (5PCS)		8720169965324	20,00	Link
NIEUW LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	IP20	8720169965164	100,00	Link
NIEUW LL240Z SW2-1250		8720169965294	10,00	Link
NIEUW LL240Z SW2-3000		8720169965300	15,00	Link

● Dimbaar ✕ Niet dimbaar ● DimTone



Industrie & Magazijn

Highbays

GentleSpace

- Hoog rendement (UE) van maximaal 189 lm/W
- Lange levensduur: L85 bij 100.000 uur
- Extreme uitvoering (XT) tot 70 °C
- Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1
- Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80
- Ball proof certificaat beschikbaar
- ATEX 2/22 beschikbaar
- Beschikbaar met een geïntegreerde noodbatterij



CoreLine Highbay

- Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W
- Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires
- Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing
- Enkelpuntsmontagesysteem en vooraf gemonteerde IP65 externe elektrische connector
- Optionele versies: DALI dimmen, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready)



CoreLine Highbay Gen6

- Krachtige prestaties – tot 40.000 lumen met een rendement tot 190 lm/W
- Levensduur – 100.000 uur (L70 bij +35 °C) voor minimale onderhoudskosten
- Slimme verlichting – Interact Ready en optioneel met geïntegreerde highbay sensor beschikbaar
- Flexibele installatie – geschikt voor ketting-, buis- of beugelmontage
- Robuust en betrouwbaar – IP66 / IK08, tril- en corrosiebestendig (500 uur zoutspraytest)



Ledinaire Highbay

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- IP65-classificatie, perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak



CoreLine Highbay G5



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G5 LED1055/840 PSU NB	250 W HPL	67	10500	157	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955660	346,00	Link
BY120P G5 LED1055/840 PSU WB			10500	157	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955677	250,00	Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD NB		72	10500	146	●	4000	IP65	8	L85	8719514955707	418,00	Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD WB			10500	146	●	4000	IP65	8	L85	8719514955714	335,00	Link
BY122X G5 LED1055/840 SIA NB H4			10500	146	●	4000	IP65	12	L85	8719514955905	720,00	Link
BY122X G5 LED1055/840 SIA WB H4			10500	146	●	4000	IP65	12	L85	8719514955912	570,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSU NB	400 W HPL / 250 W HPI	126	20000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955684	428,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSU WB			20000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955691	290,00	Link
BY122X G5 LED2005/840 SIA NB H4		133	20000	150	●	4000	IP65	12	L85	8719514955929	855,00	Link
BY122X G5 LED2005/840 SIA WB H4			20000	150	●	4000	IP65	12	L85	8719514955936	665,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSD NB		134	20000	149	●	4000	IP65	8	L85	8719514955721	531,00	Link
BY121P G5 LED2005/840 PSD WB			20000	149	●	4000	IP65	8	L85	8719514955738	390,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSU NB	400W HPI / 250 W SON	157	25000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955820	526,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSU WB			25000	159	✗	4000	IP65	6	L85	8719514955837	350,00	Link
BY122X G5 LED2505/840 SIA NB H4		166	25000	151	●	4000	IP65	6	L85	8719514955943	935,00	Link
BY122X G5 LED2505/840 SIA WB H4			25000	151	●	4000	IP65	6	L85	8719514955950	870,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD NB		168	25000	149	●	4000	IP65	6	L85	8719514955868	670,00	Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD WB			25000	149	●	4000	IP65	6	L85	8719514955875	450,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSU NB		192	30000	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514956001	603,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSU WB			30000	156	✗	4000	IP65	6	L85	8719514956018	400,00	Link
BY122X G5 LED3005/840 SIA NB H4		203	30000	148	●	4000	IP65	6	L85	8719514956049	985,00	Link
BY122X G5 LED3005/840 SIA WB H4			30000	148	●	4000	IP65	6	L85	8719514956056	870,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSD NB		205	30000	146	●	4000	IP65	6	L85	8719514956025	742,00	Link
BY122P G5 LED3005/840 PSD WB			30000	146	●	4000	IP65	6	L85	8719514956032	620,00	Link

CoreLine Highbay G5 - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
BY121Z G5 BR L200	8719514956063	40,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

CoreLine Highbay G6



CRI ≥80

	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	51	10000	196	✗	4000	IP66	16	L80	8721103306371	300,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB		10000	196	✗	4000	IP66	16	L80	8721103306364	300,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	55	10000	182	●	4000	IP66	11	L80	8721103306517	385,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED100/840 PSD WB		10000	182	●	4000	IP66	11	L80	8721103306500	385,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	105	20000	190	✗	4000	IP66	12	L80	8721103306418	340,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB		20000	190	✗	4000	IP66	12	L80	8721103306401	340,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	110	20000	182	●	4000	IP66	8	L80	8721103306555	440,00	Link
NIEUW	BY120P G6 LED200/840 PSD WB		20000	182	●	4000	IP66	8	L80	8721103306548	440,00	Link
NIEUW	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	130	25000	192	✗	4000	IP66	12	L80	8721103306432	400,00	Link
NIEUW	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB		25000	192	✗	4000	IP66	12	L80	8721103306425	400,00	Link
NIEUW	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	137	25000	182	●	4000	IP66	8	L80	8721103306579	500,00	Link
NIEUW	BY121P G6 LED250/840 PSD WB		25000	182	●	4000	IP66	8	L80	8721103306562	500,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	184	35000	190	✗	4000	IP66	8	L80	8721103306470	480,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB		35000	190	✗	4000	IP66	8	L80	8721103306463	480,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	196	35000	179	●	4000	IP66	4	L80	8721103306593	665,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED350/840 PSD WB		35000	179	●	4000	IP66	4	L80	8721103306586	665,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	210	40000	190	✗	4000	IP66	8	L80	8721103306494	500,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB		40000	190	✗	4000	IP66	8	L80	8721103306487	500,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	222	40000	180	●	4000	IP66	11	L80	8721103306616	675,00	Link
NIEUW	BY122P G6 LED400/840 PSD WB		40000	180	●	4000	IP66	11	L80	8721103306609	675,00	Link

Ledinaire Highbay



CRI 80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	250 W HPL	70	10500	150	✗	4000	IP65	8	L80	8720169761353	199,00	Link
BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPL	133	20000	150	✗	4000	IP65	6	L80	8720169761360	239,00	Link
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR		185	28000	150	✗	4000	IP65	6	L80	8720169761377	289,00	Link

Ledinaire Highbay - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
BY020Z G2 ALU	8719514530171	60,00	Link
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	8719514530164	90,00	Link
BY021Z G3 ALU	8720169761414	90,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone



Kantoorpanden & Scholen

Inbouw

CoreLine Inbouw

- MultiLumen: keuze uit 3 verschillende lichtopbrengsten met 1 switch
- Standaard met (Wieland) connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten



CoreLine Paneel

- Keuze tussen warm en koel wit licht, met verschillende lichtopbrengsten, in één armatuur
- Nieuwe connector dat past op Wieland voor nog eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten



Ledinaire Paneel

- Gemakkelijk draadloos dimmen met EcoSet
- Moeiteloos aansluiten met meegeleverde connector
- Eenvoudig kleurtemperatuur aanpassen van 3000K en 4000K



CoreLine Paneel G6 Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	22 31	2900-4300	141-129	●	3000-3500-4000	IP20/44	15	L90	8720169735194	165,00	Link
2 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC		2900-4300	141-129	●	3000-3500-4000	IP20/44	15	L90	8720169749894	196,00	Link
1 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC		2900-4300	141-129	✗	3000-3500-4000	IP20/44	21	L90	8720169735187	134,00	Link
3 RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	22.5	3600	160	✗	4000	IP20/44	23	L90	8720169749825	155,00	Link
3 RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	23.5	3600	153	●	4000	IP20/44	11	L90	8720169749832	186,00	Link
3 RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC		3600	153	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169751309	180,00	Link
3 RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC		3400	131	✗	3000	IP20/44	30	L90	8720169751347	134,00	Link
3 RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	26	3400	131	●	3000	IP20/44	50	L90	8720169749993	190,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC		3600	138	●	4000	IP20/44	17	L90	8720169735170	196,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC		3600	138	●	4000	IP20/44	17	L90	8720169735156	165,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC		3600	138	✗	4000	IP20/44	30	L90	8720169735149	165,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC		3600	138	✗	4000	IP20/44	30	L90	8720169735125	134,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC		3600	138	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169750067	220,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC		3600	138	●	4000	IP20/44	50	L90	8720169750005	190,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	27	3600	133	●	4000	IP20	24	L90	8720169588745	351,00	Link
4 RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3		3600	133	✗	4000	IP20	30	L90	8720169588769	351,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3		3600	133	✗	4000	IP20	30	L90	8720169588738	320,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3		3600	133	●	4000	IP20	50	L90	8720169588752	340,00	Link
2 RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	31	4000-4300	139-129	●	3000-3500-4000	IP20/44	50	L90	8720169751323	220,00	Link
1 RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC		4000-4300	139-129	●	3000-3500-4000	IP20/44	50	L90	8720169751316	190,00	Link
3 RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC		4300	139	●	4000	IP20/44	50	L85	8720169750029	190,00	Link
5 RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	32	4000	126	✗	3000	IP20	32	L90	8720169588608	230,00	Link
6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4		4300	132	✗	4000	IP20	32	L90	8720169835238	230,00	Link
5 RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4		4300	132	✗	4000	IP20	32	L90	8720169588592	230,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)


CoreLine Paneel G6 Non-office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	22 31	2900-4300	141-129	✗	3000-3500-4000	IP20/44	21	L90	8720169749900	103,00	Link
2 RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	22.5	3600	160	✗	4000	IP20/44	23	L90	8720169749818	124,00	Link
2 RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	26	3400	131	✗	3000	IP20/44	30	L90	8720169751330	103,00	Link
3 RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC		3600	138	✗	4000	IP20/44	30	L90	8720169735118	134,00	Link
2 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC		3600	138	✗	4000	IP20/44	30	L90	8720169735095	103,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	23 38.5	3400-4300-5700	148-148	●	3000	IP20/44	46	L90	8720169764118	232,00	Link
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC		3400-4300-5700	148-148	●	3000	IP20/44	46	L90	8720169764125	201,00	Link
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC		3600-4500-6000	157-155	●	4000	IP20/44	46	L90	8720169764132	232,00	Link
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC		3600-4500-6000	157-155	●	4000	IP20/44	46	L90	8720169764149	201,00	Link
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC		3600-4500-6000	157-155	✗	4000	IP20/44	38	L90	8720169764163	170,00	Link
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	27.5	4000	145	●	3000	IP20/44	25	L90	8720169764170	225,00	Link
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC		4300	156	●	4000	IP20/44	25	L90	8720169764187	255,00	Link
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC		4300	156	●	4000	IP20/44	25	L90	8720169764194	225,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR < 19) én beeldschermvriendelijk (L65 < 3000 cd/m²). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw gen 4 Non-Office compliant



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	23 38.5	3600-4500-6000	157-155	✗	4000	IP20/44	38	L90	8720169764156	140,00	Link

NOC = UGR < 22 (Non office compliant)

Paneel accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
① RC059Z SMB W30L120	8720169752191	40,00	Link
② RC059Z SMB W60L120	8720169752207	45,00	Link
③ RC059Z SMB W60L60	8720169752177	35,00	Link
④ RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	8720169752481	6,20	Link
⑤ RC159Z Safety Cable	8720169752474	3,10	Link
⑥ RC159Z SMB W30L120	8720169752160	41,50	Link
⑦ RC159Z SMB W60L60	8720169752146	36,50	Link
⑧ RC159Z Suspension set SME-2 WH	8720169752511	36,50	Link
⑨ RC159Z Suspension set SME-3 WH	8720169752504	41,50	Link
⑩ RC159Z Suspension set SME-4 WH	8720169752498	41,50	Link


Ledinaire Paneel Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28	3400	120	✗	4000	IP20/40	20	L80	8720169516526	87,00	Link
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW		3400	120	✗	6500	IP20/40	20	L80	8720169516533	87,00	Link
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC		3400-3600	120	✗	3000-4000	IP20/40	20	L80	8720169516984	97,00	Link
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC		3400-3600	120	✗	3000-4000	IP20/40	20	L80	8720169516724	87,00	Link


Ledinaire Paneel Non-Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28	3400	120	✗	4000	IP20/40	20	L80	8720169516557	72,00	Link
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW		3400	120	✗	6500	IP20/40	20	L80	8720169516564	72,00	Link
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC		3400-3600	120	✗	3000-4000	IP20/40	20	L80	8720169516731	72,00	Link

Ledinaire Paneel EcoSet Office compliant



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	28	3400	120	●	4000	IP20/40	47	L80	8720169517219	117,00	Link

Ledinaire Paneel EcoSet - Accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EAN	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 EcoSet BLE IR Remote Controller	IP20	8720169732896	45,00	Link
2 EcoSet BLE Wall Switch	IP40	8720169732902	99,00	Link
3 EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	IP20	8720169734166	99,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

CoreLine Opbouw gen 4 Office compliant



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	22.5 43.5	3400-4300-6500	151-148	●	3000	IP20/44	46	L90	8720169764309	253,00	Link
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC		3400-4300-6500	151-148	✗	3000	IP20/44	38	L90	8720169764286	222,00	Link
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC		3600-4500-6800	160-155	●	4000	IP20/44	46	L90	8720169764293	253,00	Link
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC		3600-4500-6800	160-155	✗	4000	IP20/44	38	L90	8720169764279	222,00	Link
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	23 38.5	3400-4300-5700	148-148	●	3000	IP20/44	46	L90	8720169764231	232,00	Link
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC		3600-4500-6000	157-155	●	4000	IP20/44	46	L90	8720169764248	232,00	Link
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC		3600-4500-6000	157-155	✗	4000	IP20/44	38	L90	8720169764224	201,00	Link
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC		4000	145	●	3000	IP20/44	25	L90	8720169764255	255,00	Link
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	27.5	4000	145	●	3000	IP20/44	25	L90	8720169764316	275,00	Link
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC		4300	156	●	4000	IP20/44	25	L90	8720169764262	255,00	Link
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC		4300	156	●	4000	IP20/44	25	L90	8720169764323	275,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw gen 4 Non-Office compliant



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	23 38.5	3600-4500-6000	157-155	✗	4000	IP20/44	38	L90	8720169764217	170,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)



Kantoorpanden & Scholen

Downlights

CoreLine Downlight

- Opties voor IP54 en noodverlichting
- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en een langere levensduur: tot wel 120 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L80
- Individuele vervanging vereenvoudigt de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-armaturen
- Geschikt voor professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen en aluminium reflector



CoreLine SlimDownlight

- Beschikbaar in inbouw en opbouw variant
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere totale bedrijfskosten: tot wel 100 lm/W
- Hoogte van het product is minder dan 34 mm en past in verschillende typen plafonds
- Het natuurlijke effect van een 'lichtoppervlak' creëert een comfortabel, stijlvol uiterlijk



Ledinaire Inbouw Downlight

- Helder licht met visueel comfort
- Aanzienlijke besparingen op energiekosten door efficiëntie tot 100 lm/W
- Uitstekende kleurweergave en betrouwbare prestaties tijdens het gebruik



Ledinaire SlimDownlight

- Slanke vormfactor met externe driver - geschikt voor meerdere plafondhoogtes
- Aanzienlijke besparingen op energiekosten door efficiëntie tot 100 lm/W
- Multi CCT dip switch: gemakkelijk kleur aanpassen tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Beschikbaar in inbouw en opbouw variant






CRI >80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	2 x 18W	9.8	1200	117	✗	3000	IP20	120	L80	8720169503038	98,00	Link
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54			1200	117	✗	3000	IP20/54	120	L80	8720169503021	109,00	Link
DN142B 10S/830 PSU-E WR			1200	122	✗	3000	IP20	120	L80	8720169503052	88,00	Link
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54			1200	122	✗	3000	IP20/54	120	L80	8720169503045	98,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19			1200	117	✗	4000	IP20	120	L80	8720169502994	98,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54			1200	117	✗	4000	IP20/54	120	L80	8720169502987	109,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E WR			1200	122	✗	4000	IP20	120	L80	8720169503014	88,00	Link
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54			1200	122	✗	4000	IP20/54	120	L80	8720169503007	98,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E WR		10.7	1200	112	●	3000	IP20	120	L80	8720169108875	119,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19			1150	107	●	3000	IP20	120	L80	8720169108899	129,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54			1150	107	●	3000	IP20/54	120	L80	8720169108905	140,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54			1200	112	●	3000	IP20/54	120	L80	8720169108882	129,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR			1200	112	●	4000	IP20	120	L80	8720169108912	119,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19			1150	107	●	4000	IP20	120	L80	8720169108936	129,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54			1150	107	●	4000	IP20/54	120	L80	8720169108943	140,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54			1200	112	●	4000	IP20/54	120	L80	8720169108929	129,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3		14.9	1150	77	●	3000	IP20	120	L80	8720169109049	315,00	Link
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3			1200	80	●	3000	IP20	120	L80	8720169109032	304,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3			1150	77	●	4000	IP20	120	L80	8720169109063	315,00	Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3			1200	80	●	4000	IP20	120	L80	8720169109056	304,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	2 x 26 W	19.2	2300	120	✗	3000	IP20	100	L80	8720169502956	109,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54			2300	120	✗	3000	IP20/54	100	L80	8720169502949	119,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E WR			2350	122	✗	3000	IP20	100	L80	8720169502970	98,00	Link
DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54			2350	122	✗	3000	IP20/54	100	L80	8720169502963	109,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19			2300	120	✗	4000	IP20	100	L80	8720169502918	109,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54			2300	120	✗	4000	IP20/54	100	L80	8720169502901	119,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E WR			2350	122	✗	4000	IP20	100	L80	8720169502932	98,00	Link
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54			2350	122	✗	4000	IP20/54	100	L80	8720169502925	109,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54		20.4	2250	111	●	3000	IP20/54	100	L80	8720169109124	175,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54			2350	116	●	3000	IP20/54	100	L80	8720169109117	165,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54			2250	111	●	4000	IP20/54	100	L80	8720169109148	175,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54			2350	117	●	4000	IP20/54	100	L80	8720169109131	165,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR		20.5	2350	116	●	3000	IP20	100	L80	8720169108950	129,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19			2250	110	●	3000	IP20	100	L80	8720169108974	140,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54			2250	110	●	3000	IP20/54	100	L80	8720169108981	150,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54			2350	116	●	3000	IP20/54	100	L80	8720169108967	140,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR			2350	116	●	4000	IP20	100	L80	8720169108998	129,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19			2250	110	●	4000	IP20	100	L80	8720169109018	140,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54			2250	110	●	4000	IP20/54	100	L80	8720169109025	150,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54			2350	116	●	4000	IP20/54	100	L80	8720169109001	140,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3		24.5	2250	92	●	3000	IP20	100	L80	8720169109087	325,00	Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3			2350	96	●	3000	IP20	100	L80	8720169109070	315,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3			2250	92	●	4000	IP20	100	L80	8720169109100	325,00	Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3			2350	96	●	4000	IP20	100	L80	8720169109094	315,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54		24.9	2250	91	●	3000	IP20/54	100	L80	8720169109162	355,00	Link
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54			2350	95	●	3000	IP20/54	100	L80	8720169109155	345,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54			2250	91	●	4000	IP20/54	100	L80	8720169109186	355,00	Link
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54			2350	95	●	4000	IP20/54	100	L80	8720169109179	345,00	Link

* gatmaat 20S = 200mm

CoreLine SlimDownlight



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogeen	6.5	650	100	✗	3000	IP20/44	27	L70	8710163339450	67,50	Link
1 DN145B LED6S/840 PSU II WH			650	100	✗	4000	IP20/44	27	L70	8710163339467	67,50	Link
1 DN145B LED10S/830_840 PSU WH	2 x 18 W	11	1100	100	✗	3000-4000	IP20/44	47	L70	8720169500419	75,00	Link
2 DN145C LED10S/830 PSU II WH			1100	100	✗	3000	IP20/44	47	L70	8710163339511	85,00	Link
2 DN145C LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP20/44	47	L70	8710163339528	85,00	Link
1 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH			1100	85	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699961008	116,00	Link
1 DN145B LED10S/830 WIA-E WH		13	1100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699976385	122,50	Link
1 DN145B LED10S/840 PSD-E II WH			1100	85	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699961015	116,00	Link
1 DN145B LED10S/840 WIA-E WH			1100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699976408	122,50	Link
1 DN145B LED20S/830_840 PSU WH			2100	100	✗	3000-4000	IP20/44	16	L70	8720169500426	85,00	Link
2 DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	21	2100	100	✗	3000	IP20/44	16	L70	8710163339535	95,50	Link
2 DN145C LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✗	4000	IP20/44	16	L70	8710163339542	95,50	Link
1 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH			2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699961022	132,00	Link
1 DN145B LED20S/830 WIA-E WH		22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	8718699976422	137,50	Link
1 DN145B LED20S/840 PSD-E II WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699961039	132,00	Link
1 DN145B LED20S/840 WIA-E WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	8718699976446	137,50	Link

Ledinaire Inbouw Downlight



CRI 80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	2 x 18 W	12	1200	96	✗	3000	IP20/54	245	L65	8719514353985	47,50	Link
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU			1200	96	✗	4000	IP20/54	245	L65	8719514354005	47,50	Link
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2 x 26 W	24	2400	94	✗	3000	IP20/54	122	L65	8719514354029	57,50	Link
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU			2400	94	✗	4000	IP20/54	122	L65	8719514354043	57,50	Link

Ledinaire SlimDownlight



CRI 80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	2 x 18 W	12	1200	100	✗	3000-4000-6500	IP20/44	74	L65	8719514464438	30,00	Link
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175			1200	100	✗	3000	IP20/40	74	L65	8719514464476	30,00	Link
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2 x 26 W	19	2000	105	✗	3000-4000-6500	IP20/44	55	L65	8719514464452	35,00	Link
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225			2000	105	✗	3000	IP20/40	55	L65	8719514464513	35,00	Link
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225			2000	105	✗	4000	IP20/40	55	L65	8719514464537	35,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Samen met je klant een armatuur ontwerpen en printen?

Dat kan! Op zoek naar iets nieuws, duurzaam en wat altijd past? Perfect afgestemd op de wensen van de klant, lokaal geproduceerd, met gerecyclede materialen.

Signify myCreation

Accent Recessed D65 Nieuw!

Volledig personaliseerbaar

- Kies uit een groot aantal kleuren, texturen en stijlen om de opties voor de klant te personaliseren
- Lumen: 700 – 2000 Lumen
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Rendement tot 138 lm/w
- Verschillende driveropties – niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)



Signify myCreation

GreenSpace PerfectFit

De perfecte downlight voor elke plafonduitsparing

- Nooit meer een adapterring nodig
- Past in elke plafonduitsparing van 150 mm tot 280 mm
- Volledig zelf configureerbaar
- Ook geschikt voor kantoor toepassingen door UGR19
- Sensoroptie met aanwezigheidsdetectie en dimmen bij daglicht
- 3D-geprinte onderdelen gemaakt van ten minste 65% gerecycled materiaal



Scan nu de QR code en begin met configureren!
www.pro.mycreation.signify.com/nl-eur



Kantoorpanden & Scholen

Spots

CoreLine Recessed Spot

- Diversiteit dankzij een modulair ontwerp, geschikt voor een groot aantal toepassingen
- Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Compact en licht productontwerp met materialen en afwerking van hoge kwaliteit
- Goede lichtkwaliteit
- Goede prestaties
- Goede prijs-kwaliteitverhouding



Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

- 2 varianten verkrijgbaar: vaste kop, verstelbare kop RS061B
- Gemakkelijk CCT aanpassen 2700K/3000K/4000K
- Eenvoudig aansluiten met doorlus connector





CRI >80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	50 W	7.2	660	90	●	2700	IP20/65	40	L70	8719514941670	59,50	Link
1 RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU			680	94	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514938205	59,50	Link
2 RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH			680	94	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514548268	59,50	Link
1 RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU			720	100	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514941663	59,50	Link
2 RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH			720	100	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514548275	59,50	Link
1 RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU			660	90	●	2700	IP20/44	40	L70	8719514548152	63,50	Link
1 RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU			680	94	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514548121	63,50	Link
2 RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH			680	94	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514548114	63,50	Link
1 RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU			720	100	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514548145	63,50	Link
2 RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH			720	100	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514548138	63,50	Link
1 RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU			720	100	●	2700	IP20/65	40	L70	8719514941694	59,50	Link
1 RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU			800	110	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514941687	59,50	Link
1 RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU			750	104	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514940987	59,50	Link
2 RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH			750	104	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514940970	59,50	Link
2 RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH			800	110	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514940994	59,50	Link
1 RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU			720	100	●	2700	IP20/44	40	L70	8719514940833	63,50	Link
1 RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU			750	104	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514548169	63,50	Link
3 RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH			750	104	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514940796	63,50	Link
1 RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU			800	110	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514940826	63,50	Link
3 RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH			800	110	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514940819	63,50	Link
1 RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	> 50 W	10.2	900	88	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514938212	63,50	Link
2 RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH			900	88	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514548282	63,50	Link
2 RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH			950	93	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514548299	63,50	Link
1 RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU			900	88	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514548176	68,50	Link
2 RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH			900	88	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514940802	63,50	Link
1 RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU			950	93	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514938182	68,50	Link
2 RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH			950	93	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514548183	68,50	Link
1 RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU			1000	98	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514941014	63,50	Link
2 RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH			1000	98	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514941007	63,50	Link
2 RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH			1080	105	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514941021	63,50	Link
1 RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU			1000	98	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514940864	68,50	Link
3 RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH			1000	98	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514940857	68,50	Link
1 RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU			1080	105	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514940888	68,50	Link
3 RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH			1080	105	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514940871	68,50	Link
2 RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH		12	1280	106	●	3000	IP20/44	24	L70	8719514548220	131,50	Link
2 RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH			1320	110	●	4000	IP20/44	24	L70	8719514548237	131,50	Link
3 RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH			1300	108	●	3000	IP20/44	24	L70	8719514940932	131,50	Link
3 RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH		12.3	1380	115	●	4000	IP20/44	24	L70	8719514940949	131,50	Link
1 RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU			1280	104	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514938229	79,00	Link
2 RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH			1280	104	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514548305	79,00	Link
2 RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH			1320	107	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514548312	79,00	Link
1 RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU			1280	104	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514548206	84,00	Link
2 RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH			1280	104	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514548190	84,00	Link
1 RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU			1320	107	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514938199	84,00	Link
2 RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH			1320	107	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514548213	84,00	Link
1 RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU			1300	105	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514941045	79,00	Link
2 RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH			1300	105	●	3000	IP20/65	40	L70	8719514941038	79,00	Link
2 RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH			1380	112	●	4000	IP20/65	40	L70	8719514941052	79,00	Link
1 RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU			1300	105	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514940901	84,00	Link
3 RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH			1300	105	●	3000	IP20/44	40	L70	8719514940895	84,00	Link
1 RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU			1380	112	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514940925	84,00	Link
3 RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH			1380	112	●	4000	IP20/44	40	L70	8719514940918	84,00	Link

* RS150B, RS151B, RS155B = vast; RS156B = kantelbaar; D68 = gatmaat 68mm / D78 = gatmaat 78mm



CRI 80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	50 W	6	500	83	●	2700	IP20	100	L65	8719514331174	32,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331198	32,50	Link
1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH			550	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331211	32,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH			500	83	●	2700	IP20	100	L65	8719514331235	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331259	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW			500	83	●	3000	IP20	100	L65	8719514331075	42,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH			550	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331273	37,50	Link
2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW			550	91	●	4000	IP20	100	L65	8719514331099	42,50	Link
3 RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK			550	91	●	2700-3000-4000	IP20/65	240	L65	8720169208841	42,50	Link
4 RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH			550	91	●	2700-3000-4000	IP20/65	240	L65	8720169208827	42,50	Link

* RS060: vast, RS061: kantelbaar



Kantoorpanden & Scholen

Wandarmaturen

CoreLine Wandmontage

- All-in: multi-lumen en multi-CCT
- Efficiëntie tot 140 lm/W
- Aparte EL-kit beschikbaar om te upgraden naar een noodarmatuur
- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slank en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen

CoreLine FWC LED

- Lage onderhoudskosten door lange levensduur van 75.000 uur
- Energiebesparing van minimaal 30% in vergelijking met PL9 of 18W
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus

Ledinaire Portiek

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Brede toepassingsmogelijkheden

Ledinaire Wandmontage

- All-in: multi-lumen en multi-CCT
- Efficiëntie tot 100 lm/W
- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Brede toepassingsmogelijkheden





CRI >80

	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	2 x 18 W / 2 x 26 W / 2 x 36 W	11 29	1400-4050	140-124	✗	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8721103307132	115,00	Link
NIEUW	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH		12 30	1400-4050	135-120	●	2700-3000-4000	IP65	42	L80	8721103307156	285,00	Link
NIEUW	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH			1400-4050	135-120	●	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8721103307149	135,00	Link
	WL140V LED12S/830 PSU WH	2 x 18 W	12	1275	105	✗	3000	IP65	32	L80	8719514528710	119,00	Link
	WL140V LED12S/840 PSU WH			1350	110	✗	4000	IP65	32	L80	8719514528727	119,00	Link
	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	2 x 26 W	12 20	1200-2000	100	✗	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8719514528796	160,00	Link
	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	2 x 18 W	13	1200	90	●	3000	IP65	32	L80	8719514530829	273,00	Link
	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH			1250	95	●	4000	IP65	32	L80	8719514530836	273,00	Link
	WL140V LED12S/830 PSED WH		13.5	1200	88	●	3000	IP65	34	L80	8718699978488	170,00	Link
	WL140V LED12S/840 PSED WH			1250	92	●	4000	IP65	34	L80	8718699978495	170,00	Link
	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH			1200	72	●	3000	IP65	34	L80	8718699978648	356,00	Link
	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH		16.5	1200	72	●	3000	IP65	32	L80	8718699978662	459,00	Link
	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH			1250	75	●	4000	IP65	34	L80	8718699978655	356,00	Link
	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH			1250	75	●	4000	IP65	32	L80	8718699978679	459,00	Link
	WL140V LED20S/830 PSU WH		20	2100	105	✗	3000	IP65	32	L80	8719514528734	140,00	Link
	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 x 26 W		2200	110	✗	4000	IP65	32	L80	8719514528741	140,00	Link
	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 x 36 W	20 33	2000-3300	100	✗	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8719514528802	181,00	Link
	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 x 26 W	22	2100	95	●	3000	IP65	34	L80	8718699978525	191,00	Link
	WL140V LED20S/830 WIA WH			2100	95	●	3000	IP65	24	L80	8718699978600	175,00	Link
	WL140V LED20S/840 PSED WH			2200	100	●	4000	IP65	34	L80	8718699978532	191,00	Link
	WL140V LED20S/840 WIA WH			2200	100	●	4000	IP65	24	L80	8718699978617	175,00	Link
	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH		23	2200	95	●	4000	IP65	32	L80	8719514530850	294,00	Link
	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH			2100	84	●	3000	IP65	34	L80	8718699978686	376,00	Link
	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH		25	2100	84	●	3000	IP65	24	L80	8718699978761	355,00	Link
	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	34	L80	8718699978693	376,00	Link
	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	24	L80	8718699978778	355,00	Link
	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH		28.5	2100	73	●	3000	IP65	32	L80	8718699978709	479,00	Link
	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH			2200	77	●	4000	IP65	32	L80	8718699978716	479,00	Link
NIEUW	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	2 x 18 W / 2 x 26 W / 2 x 36 W	29	4050	140-125	●	2700-3000-4000	IP65	32	L80	8721103307163	175,00	Link
NIEUW	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH			4050	140-124	●	2700-3000-4000	IP65	24	L80	8721103307170	185,00	Link
	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	2 x 36 W	30	3100	103	●	4000	IP65	42	L80	8719514530874	315,00	Link
	WL140V LED34S/830 PSU WH		32	3400	105	✗	3000	IP65	32	L80	8719514528758	160,00	Link
	WL140V LED34S/840 PSU WH			3550	110	✗	4000	IP65	32	L80	8719514528765	160,00	Link
	WL140V LED34S/830 PSED WH			3350	94	●	3000	IP65	34	L80	8718699978563	212,00	Link
	WL140V LED34S/830 WIA WH		35.5	3350	94	●	3000	IP65	24	L80	8718699978624	195,00	Link
	WL140V LED34S/840 PSED WH			3400	95	●	4000	IP65	34	L80	8718699978570	212,00	Link
	WL140V LED34S/840 WIA WH			3400	95	●	4000	IP65	24	L80	8718699978631	195,00	Link
	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH			3350	87	●	3000	IP65	34	L80	8718699978723	397,00	Link
	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH		38.5	2900	76	●	3000	IP65	32	L80	8718699978747	500,00	Link
	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH			3350	87	●	3000	IP65	24	L80	8718699978785	375,00	Link
	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	34	L80	8718699978730	397,00	Link
	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH			3100	80	●	4000	IP65	32	L80	8718699978754	500,00	Link
	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	24	L80	8718699978792	375,00	Link

CoreLine Wall-mounted - Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
1 WL140Z Deco Ring BK	8719514535626	22,00	Link
2 WL140Z Deco Ring GR	8719514535633	22,00	Link
3 WL140Z Half-moon Ring BK	8719514535657	24,00	Link
4 WL140Z Half-moon Ring GR	8719514535664	24,00	Link
5 WL140Z Half-moon Ring WH	8719514535640	24,00	Link

CoreLine FWC LED



CRI 80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	1 x 18 W PLC	9	900	100	✗	3000	IP54	50	L80	8718291851912	199,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH			900	100	✗	3000	IP54	50	L80	8718291851929	222,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH			900	100	✗	3000	IP54	50	L80	8718291851899	199,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH			900	100	✗	3000	IP54	50	L80	8718291851905	222,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	2 x 18 W PLC	14	1800	128	✗	3000	IP54	27	L80	8718291851950	266,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH			1800	128	✗	3000	IP54	27	L80	8718291851967	290,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH			1800	128	✗	3000	IP54	27	L80	8718291851936	266,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH			1800	128	✗	3000	IP54	27	L80	8718291851943	290,00	Link

* BK: zwart

WH: wit

PH: fotocel (schemerschakelaar)

Ledinaire Portiek



CRI >80

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1 x 18W	6	600	100	●	3000	IP65	140	L65	8710163354095	79,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH			600	100	✗	3000	IP65	79	L65	8710163349411	59,00	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH			630	105	●	4000	IP65	140	L65	8710163350646	79,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH			630	105	✗	4000	IP65	79	L65	8710163349428	59,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH		8	600	75	✗	3000	IP65	104	L65	8718699967741	239,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH			630	79	✗	4000	IP65	104	L65	8718699967734	239,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Ledinaire Wandmontage



CRI >80

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL070V LED11_17S/830_835_840	2 x 18 W	11 17	1100-1700	100	✗	3000-3500-4000	IP65	35	L70	8720169508248	72,00	Link
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	2 x 26 W	19	1700	85	●	3000	IP65	35	L70	8719514522701	97,00	Link
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	85	●	4000	IP65	35	L70	8719514522718	97,00	Link

Ledinaire wandmontage gen2



CRI 80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde			€	
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	17	1150-1800	105	✗	3000-4000-5700	IP65	L70	8720169767461	72,00	Link
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU		1150-1800	105	●	3000-4000-5700	IP65	L70	8720169767478	97,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

NatureConnect

by Signify



NatureConnect verlicht donkere ruimtes met natuurlijk daglicht

Hoe voelt het om zonlicht boven je hoofd te hebben ook al zit je in een ruimte waar er geen natuurlijk daglicht is?

Heeft u een ruimte met beperkte of geen toegang tot daglicht?

NatureConnect is de oplossing!



NatureConnect bootst daglicht na, simuleert de dagelijkse patronen van de zon en bootst een zicht op de hemel.



Het NatureConnect-systeem bestaat uit armaturen en een scèneset voor het automatische dagritme en verschillende scènes om het juiste licht te kiezen op het juiste moment. Dit kan met een gebruiksvriendelijke wandschakelaar.

Voordelen van NatureConnect:



Verbeter het welzijn. Ondersteunt het natuurlijke dag-nachtritme van het lichaam om overdag actief te blijven en 's nachts goed te rusten.



Verbeter de prestaties. Laat mensen zich energiever voelen en stimuleert interactie en samenwerking.



Creëer een inspirerende omgeving. Versterkt de identiteit van je bedrijf door een levendige, vrolijke en meeslepende sfeer te creëren.

Benieuwd naar meer? Klik op de link hieronder of scan the QR code!
<https://www.signify.com/nl-nl/innovation/natureconnect>





Buitenverlichting

CoreLine Tempo

- Beschikbaar in vier verschillende formaten
- Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit



Ledinaire Schijnwerper

- Meerdere toepassingen mogelijk dankzij de lumen opbrengst van 1.200lm tot en met 24.000lm
- Gemakkelijk kleur aanpassen tussen 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 6500K (koel wit)
- Versie beschikbaar met bewegingssensor



AluRoad gen2

- Modern design dat perfect past in stedelijke omgevingen
- Geavanceerde LED-technologie voor maximale energiebesparing
- Robuuste aluminium behuizing voor een lange levensduur
- Precieze lichtverdeling voor verbeterde zichtbaarheid
- Ontworpen voor moeiteloze montage en service



CoreLine Tempo groot



CRI 70

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	tot 250 W	109	16000	154	✗	4000	IP66	8	L90	8718699096441	794,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3		141	21000	144	✗	4000	IP66	7	L90	8718699096403	840,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3			21000	147	✗	4000	IP66	7	L90	8718699096434	840,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3		182	26000	143	✗	4000	IP66	8	L90	8718699096397	861,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35			26000	146	✗	4000	IP66	8	L90	8718699096427	861,00	Link
BVP130 LED300-4S/740 OFA52	tot 400 W	209	30000	139	✗	4000	IP66	8	L90	8720169558984	902,00	Link
BVP130 LED300-4S/740 S			30000	142	✗	4000	IP66	8	L90	8720169558991	902,00	Link

CoreLine Tempo medium



CRI 70

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	tot 150 W	57	8000	144	✗	4000	IP66	8	L90	8718699455880	476,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3			8000	148	✗	4000	IP66	8	L90	8718699455903	476,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	tot 250 W	90	12000	134	✗	4000	IP66	8	L90	8718699455873	561,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3			12000	137	✗	4000	IP66	8	L90	8718699455897	561,00	Link
BVP125 LED160-4S/740 OFA52		117	16000	137	✗	4000	IP66	8	L90	8720169558960	664,00	Link
BVP125 LED160-4S/740 S			16000	140	✗	4000	IP66	8	L90	8720169558977	664,00	Link

CoreLine Tempo klein



CRI 70

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	tot 70 W	31	4437	142	✗	4000	IP66	30	L90	8720169556799	269,00	Link
BVP111 LED51-4S/740 S			4437	142	✗	4000	IP66	30	L90	8720169556805	269,00	Link
BVP111 LED73-4S/740 OFA52		43	6278	145	✗	4000	IP66	30	L90	8720169556829	288,00	Link

Ledinaire All-in schijnwerpers



CRI >80

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10	1100-1200	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	218	L80	8720169736016	24,30	Link
2 BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU		1100-1200	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	218	L80	8720169736153	51,80	Link
1 BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20	2200-2400	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	109	L80	8720169736023	32,00	Link
2 BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU		2200-2400	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	109	L80	8720169736160	59,50	Link
1 BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30	3300-3600	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	73	L80	8720169736030	43,10	Link
2 BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU		3300-3600	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	73	L80	8720169736177	70,70	Link
1 BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50	5500-6000	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	43	L80	8720169736047	53,30	Link
2 BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU		5500-6000	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	43	L80	8720169736184	80,70	Link
1 BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70	7700-8400	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	31	L80	8720169736054	96,00	Link
3 BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100	11000-12000	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	21	L80	8720169736061	113,00	Link
3 BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150	16500-18000	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	14	L80	8720169736078	164,40	Link
3 BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200	22000-24000	120-110	✗	3000-4000-6500	IP65	10	L80	8720169736085	212,90	Link

AluRoad gen2



CRI 70

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Schokbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 100.000 uur	EAN	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	IK waarde	aantal			€	
1 BGP021 LED35/740 DM10 GR 48/60A	19.6	3500	154	●	4000	IP66	IK09	30	L97	8720169499195	350,00	Link
1 BGP021 LED35/730 DM10 GR 48/60A	20.5	3500	147	●	3000	IP66	IK09	30	L97	8720169499232	350,00	Link
1 BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A	31	5600	154	●	4000	IP66	IK09	30	L96	8720169499201	400,00	Link
1 BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A	39.5	7000	149	●	4000	IP66	IK09	30	L95	8720169499218	420,00	Link
2 BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A	65	12000	159	●	4000	IP66	IK09	10	L95	8720169499225	460,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Interact Ready

philips.nl/
interact-ready

Interact Ready verlichting en accessoires werken naadloos samen met het Interact Pro systeem.

Middels de Interact Pro app en dashboard kunnen werkruimten worden ingedeeld en is het gedrag van de verlichting eenvoudig in te stellen. Inmiddels zijn er 150 Interact Ready types beschikbaar. De specificatie armaturen zijn niet in deze catalogus vermeld. Totaal overzicht kan je vinden op philips.nl/interact-ready.

interact
ready.

 Kantoren		 Industrie	 Parkeerterreinen
 CoreLine Inbouw	 CoreLine Downlight	 CoreLine Highbay	 CoreLine Waterdicht
 CoreLine Opbouw	 MasterConnect LEDspot GU10	 CoreLine Waterdicht	 CoreLine Wandmontage
 CoreLine Paneel	 CoreLine Recessed Spot Gen2	 CoreLine Trunking	 CoreLine Montagebalk
 Winkel		 Componenten	
 CoreLine SlimDownlight		 Aanwezigheids- en daglichtsensor	 Interact Ready RF Dali Connector
		 Wandschakelaar	 Interact Pro Wireless Gateway

Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro systeem brengt alle voordelen van een lichtmanagementsysteem voor MKB's/KMO's, zonder complexe bekabeling en configuraties. Het werkt samen met Philips "Interact Ready" verlichting.

Het systeem bestaat uit drie levels:

1. Foundation: koppel slimme verlichting middels een app (zonder gateway)
2. Advanced: start of breid het systeem uit met een gateway voor o.a. aansturing op afstand en energierapportages
3. Enterprise: integreer het systeem in een gebouw (vereist een gecertificeerde SI partner).

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met maximaal 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

www.interact-lighting.nl/pro

Van slimme verlichting naar slim gebouw



Level 1

Begin eenvoudig en leg de fundamenteën met alleen lichtpunten en een app!



Level 2

Upgrade met een gateway en profiteer van de voordelen en functionaliteiten van de cloud.



Level 3


Waardevolle data helpt om optimaal gebruik te maken van de kracht van IoT. (training en certificering benodigd)

@signify interact


Interact Pro systeem



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

De Interact Pro draadloze gateway (DG) is de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem met de cloud via het internet. Dit zorgt voor extra functies.

Interact Pro - Gateway



Producttype	EAN	Bruto	Ecat
		€	
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	8718696775790	150,00	Link

Wandschakelaar



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	8719514273801	153,00	Link

OccuSwitch



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	8711559731438	21,00	Link
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	8711559731384	129,00	Link
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	8711559731407	174,00	Link

Interact Ready Sensors



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
1 LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W	8719514478718	130,00	Link
2 LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B	8719514478756	130,00	Link
3 LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W	8719514478732	140,00	Link
4 LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B	8719514478770	140,00	Link
5 OCC 0100A/02 BP Sensor WH	8720169260566	124,00	Link
6 OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	8720169260597	175,00	Link

MasterConnect LEDspot GU10



CRI 90 GU10

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K		€	
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 W	4.7	345	73	●	2700	8718699693923	30,00	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D			345	73	●	3000	8718699693947	30,00	Link
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D			345	73	●	4000	8718699693961	30,00	Link

● Dimbaar ✕ Niet dimbaar ● DimTone

LED-lampen

[philips.nl/
ledlampen](https://philips.nl/ledlampen)

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

Highlight producten

 Kantoor	 Magazijn	 Horeca	 Winkel
 MASTER UltraEfficient GU10	 CorePro LEDspot GU10	 MASTER LEDspot ExpertColor MR16	 MASTER LEDspot ExpertColor MV - GU10
 MASTER LEDspot Value GU10	 Corepro High Lumen LEDbulb	 MASTER LEDspot ExpertColor AR111	 MASTER LEDspot ExpertColor MR16
	 CorePro LEDbulb - Glas	 Decoratieve LED-lampen	

Alle compatibiliteitslijsten op een rij


LED HID

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




LED spot

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code



LV LED lampen

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code



MV LED lampen

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




PL LED

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




LEDtubes

Klik [hier](#) voor de compatibiliteitslijst
of scan de QR code




Kies de juiste LED-lamp

Het Philips portfolio biedt een passende oplossing voor elk plan, behoefte en budget



MASTER Ultra Efficiency

Onze meest energieuinige LED-lampen ooit!



€ 6.027*

Totale mogelijke energiebesparing per jaar

*Deze besparing is specifiek berekend op basis van de LED HID SON-T UE als voorbeeld. Voor besparingen met andere UltraEfficiency-lampen kun je contact opnemen met een van onze salesmedewerkers.



Klik [hier](#) voor meer informatie of scan de QR code

¹ Dit icoon is ontwikkeld door Signify en wordt gebruikt als een zelfcertificering voor de Philips UltraEfficient lampen en armaturen die voldoen aan de normen van EU-energielabel A of B (lampen) en tier 3 van de IEA 4E SSL ANNEX (armaturen).

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient



UE CRI 80 Glas GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
1 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA		2.1	375	178	650	36	●	2700	50.000	50	54	A	8720169307926	24,50	Link
2 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA		2.1	375	178	680	36	✗	2700	50.000	50	54	A	8720169194854	22,50	Link
1 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA		2.1	375	178	650	36	●	3000	50.000	50	54	A	8720169307940	24,50	Link
2 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA		2.1	375	178	680	36	✗	3000	50.000	50	54	A	8720169174344	22,50	Link
1 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA		2.1	375	178	650	36	●	4000	50.000	50	54	A	8720169307964	24,50	Link
2 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA		2.1	375	178	680	36	✗	4000	50.000	50	54	A	8720169174368	22,50	Link

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Eye Comfort CRI 97 GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D		3.9	265	67	700	25	●	2700	40.000	50	54	G	8718696707494	10,40	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3.9	265	67	540	36	●	2700	40.000	50	54	G	8718696707555	10,40	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3.9	280	71	750	25	●	3000	40.000	50	54	G	8718696707517	10,40	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3.9	280	71	560	36	●	3000	40.000	50	54	G	8718696707579	10,40	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3.9	300	76	800	25	●	4000	40.000	50	54	F	8718696707531	10,40	Link
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3.9	300	76	600	36	●	4000	40.000	50	54	F	8718696707593	10,40	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D		5.5	355	64	1.000	25	●	2700	40.000	50	54	G	8718696707616	12,05	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5.5	355	64	800	36	●	2700	40.000	50	54	G	8718696707678	12,05	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5.5	375	68	1.000	25	●	3000	40.000	50	54	G	8718696707630	12,05	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5.5	375	68	800	36	●	3000	40.000	50	54	G	8718696707692	12,05	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5.5	400	72	1.050	25	●	4000	40.000	50	54	F	8718696707654	12,05	Link
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5.5	400	72	800	36	●	4000	40.000	50	54	F	8718696707715	12,05	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

Duurzaamheidskenmerken van de Philips MASTER LEDtube T8



40% gerecycled plastic
gemiddeld gebruikt in plastic onderdelen¹

Post-consumer gerecycled plastic is afkomstig van o.a.

visnetten, waterkannen en koplampen van auto's



¹ Gewogen gemiddelde van het plasticgehalte in het product. Berekend volgens ISO 14021.

² De berekening voor fluorescentielampen is gebaseerd op de Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W (aangesloten op netspanning), vergeleken met de Philips MASTER TLD 1500mm 58W (werkend op een elektromagnetisch voorschakelapparaat met 14W verlies, verboden sinds 2023).

³ Gebaseerd op een emissiefactor van 0,3 kg/kWh, het Europese gemiddelde. Broeikasgasuitstoot per eenheid opgewekte elektriciteit, gemeten in gram CO₂-equivalenten per kilowattuur, gebaseerd op data uit 2023 van Our World in Data.

B-klasse
energie-efficiëntie

dankzij de zeer efficiënte 185 lm/W



Vergeleken met een fluorescentiebuis² kan één Philips MASTER LEDtube T8

de CO₂-uitstoot verminderen met

1,170 kg gedurende zijn levensduur³

MASTER Value LEDspot MV - GU10



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D		2.8	280	100	550	36	🔴	2200-2700	25.000	50	54	E	8720169399143	8,80	Link
	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3.7	270	72	500	36	🔴	2200-2700	25.000	50	54	F	8719514312289	8,80	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D		2.8	270	96	600	36	🟢	2700	25.000	50	54	E	8720169399129	6,30	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D		2.8	270	96	300	60	🟢	2700	25.000	50	54	E	8720169399167	6,30	Link
	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D		3.7	270	72	500	36	🟢	2700	25.000	50	54	F	8719514308114	6,30	Link
	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3.7	270	72	300	60	🟢	2700	25.000	50	54	F	8719514312265	6,30	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D		2.8	270	96	600	36	🟢	3000	25.000	50	54	E	8720169399280	6,30	Link
	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3.7	270	81	500	36	🟢	3000	25.000	50	54	F	8718696707753	6,30	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D		2.8	285	101	600	36	🟢	4000	25.000	50	54	E	8720169399303	6,30	Link
	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3.7	285	85	350	60	🟢	4000	25.000	50	54	F	8718696707838	6,30	Link
	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4.9	355	80	650	36	🔴	2200-2700	25.000	50	54	F	8718696708118	9,95	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D		3.7	355	95	700	36	🔴	2200-2700	25.000	50	54	E	8720169399488	9,95	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D		3.7	355	95	750	36	🟢	2700	25.000	50	54	E	8720169399204	7,45	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D		3.7	355	95	400	60	🟢	2700	25.000	50	54	E	8720169399341	7,45	Link
	MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D		4.8	355	73	650	36	🟢	2700	25.000	50	54	F	8719514308138	7,45	Link
	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 60D		4.9	355	80	400	60	🟢	2700	25.000	50	54	F	8718696707913	7,45	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D		3.7	365	98	750	36	🟢	3000	25.000	50	54	E	8720169399440	7,45	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D		3.7	365	98	400	60	🟢	3000	25.000	50	54	E	8720169399365	7,45	Link
	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4.9	365	82	650	36	🟢	3000	25.000	50	54	F	8718696707876	7,45	Link
	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4.9	365	82	400	60	🟢	3000	25.000	50	54	F	8718696707937	7,45	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D		3.7	380	102	800	36	🟢	4000	25.000	50	54	E	8720169399464	7,45	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D		3.7	370	100	420	60	🟢	4000	25.000	50	54	E	8720169399389	7,45	Link
	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4.9	380	85	700	36	🟢	4000	25.000	50	54	F	8718696707890	7,45	Link
	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4.9	380	85	400	60	🟢	4000	25.000	50	54	F	8718696707951	7,45	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D		5.5	575	104	950	36	🔴	2200-2700	25.000	50	54	E	8721103038210	12,35	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D		5.5	575	104	950	36	🟢	2700	25.000	50	54	E	8721103038357	10,25	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D		5.5	575	104	1.000	36	🟢	3000	25.000	50	54	E	8721103038272	10,25	Link
NIEUW	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D		5.5	575	104	1.000	36	🟢	4000	25.000	50	54	E	8721103038234	10,25	Link
	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D		6.2	575	92	850	36	🟢	4000	25.000	50	54	F	8718699705237	10,25	Link

CorePro LEDspot MV - GU10



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D		2.7	215	79	470	36	✗	2700	15.000	50	54	F	8718696752098	4,00	Link
2	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2.7	225	83	490	36	✗	3000	15.000	50	54	F	8718696728291	4,00	Link
2	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2.7	230	85	500	36	✗	4000	15.000	50	54	F	8718696728314	4,00	Link
3	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM		3	230	76	500	36	🟢	2700	15.000	50	54	F	8718696721339	5,90	Link
1	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D		3.5	255	72	545	36	✗	2700	15.000	50	54	F	8718696752531	4,10	Link
3	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM		3	230	76	500	36	🟢	3000	15.000	50	54	F	8718696721353	5,90	Link
2	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3.5	265	75	565	36	✗	3000	15.000	50	54	F	8718696728338	4,10	Link
3	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM		3	240	80	500	36	🟢	4000	15.000	50	54	F	8718696730225	5,90	Link
2	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3.5	275	78	590	36	✗	4000	15.000	50	54	F	8718696728352	4,10	Link
3	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM		4	345	86	700	36	🟢	2700	15.000	50	54	F	8718696721377	6,10	Link
1	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D		4.6	355	77	700	36	✗	2700	15.000	50	54	F	8718696752517	5,25	Link
4	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM		4	345	86	700	36	🟢	3000	15.000	50	54	F	8719514358836	6,10	Link
2	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4.6	370	80	740	36	✗	3000	15.000	50	54	F	8718696728376	5,25	Link
4	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM		4	350	87	700	36	🟢	4000	15.000	50	54	F	8719514358850	6,10	Link
2	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4.6	390	84	770	36	✗	4000	15.000	50	54	F	8718696728390	5,25	Link
4	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND		4.9	460	93	800	36	✗	3000	15.000	50	54	E	8719514308718	8,30	Link
4	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND		4.9	485	98	800	36	✗	4000	15.000	50	54	E	8719514308619	8,30	Link

🟢 Dimbaar ✗ Niet dimbaar 🔴 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D		6.7	410	61	4.600	10	●	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358478	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D		6.7	420	62	2.100	24	●	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358539	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D		6.7	420	62	1.300	36	●	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358591	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D		6.7	400	59	410	60	●	97	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358775	16,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D		6.7	430	64	4.800	10	●	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358492	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D		6.7	440	65	2.200	24	●	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358553	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D		6.7	440	65	1.400	36	●	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358614	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D		6.7	440	65	440	60	●	97	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358430	16,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D		6.7	440	65	4.800	10	●	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358515	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D		6.7	460	68	2.200	24	●	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358577	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D		6.7	460	68	1.400	36	●	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358638	16,50	Link
2 MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D		6.7	440	65	440	60	●	97	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358454	16,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D		7.5	485	64	2.400	24	●	92	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358652	21,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D		7.5	485	64	1.400	36	●	92	2700	40.000	50,5	45,5	G	8719514358713	21,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7.5	500	66	2.600	24	●	92	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358676	21,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7.5	500	66	1.550	36	●	92	3000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358737	21,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7.5	520	69	2.800	24	●	92	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358690	21,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7.5	520	69	1.650	36	●	92	4000	40.000	50,5	45,5	G	8719514358751	21,50	Link

MASTER LEDspot LV - MR16



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D		7.5	621	82	3.900	24	●	2700	40.000	50	45,5	F	8719514307469	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D		7.5	621	82	1.850	36	●	2700	40.000	50	45,5	F	8719514307520	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D		7.5	621	82	4.000	24	●	3000	40.000	50	45,5	F	8719514307483	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D		7.5	621	82	2.000	36	●	3000	40.000	50	45,5	F	8719514307544	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D		7.5	670	89	2.200	36	●	4000	40.000	50	45,5	F	8719514307568	20,25	Link

● Dimbaar ✖ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

MASTER Value LEDspot LV



GU5.3/GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3.5	200	57	1.000	24	✗	80	2700	40.000	35,1	39,5	G	8719514359901	13,40	Link
2 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5.8	345	59	800	36	🟡	90	2200-2700	25.000	50,5	45,5	G	8719514307308	12,95	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D		5.8	450	77	1.300	36	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	G	8719514307186	10,20	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D		5.8	450	77	600	60	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307247	10,20	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D		5.8	460	79	1.300	36	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307209	10,20	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D		5.8	460	79	600	60	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307261	10,20	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D		5.8	490	84	1.200	36	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307223	10,20	Link
2 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D		5.8	490	84	550	60	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307285	10,20	Link
3 MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50	7.5	621	82	1.100	36	🟡	90	2200-2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307445	18,05	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D		7.5	621	82	1.600	36	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307322	14,80	Link
4 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D		7.5	621	82	750	60	🟢	90	2700	25.000	50,5	45,5	F	8719514307384	14,80	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D		7.5	630	84	1.600	36	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307346	14,80	Link
4 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D		7.5	630	84	800	60	🟢	90	3000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307407	14,80	Link
2 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D		7.5	660	88	1.500	36	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307360	14,80	Link
4 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D		7.5	660	88	770	60	🟢	90	4000	25.000	50,5	45,5	F	8719514307421	14,80	Link

CorePro LEDspot LV



Eye Comfort CRI 80 GU5.3/GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2.3	184	80	400	36	🟢	2700	25.000	39,5	35,5	F	8718699659486	11,20	Link
2 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D		2.9	230	79	560	36	✗	2700	15.000	50,5	45,5	F	8719514307049	6,70	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	35	4.4	345	78	650	36	✗	2700	15.000	50,5	45,5	F	8719514307063	6,95	Link
3 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D		4.4	390	88	750	36	✗	4000	15.000	50,5	45,5	F	8719514307087	6,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1.400	36	✗	2700	15.000	50,5	45	F	8718696814710	11,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1.400	36	✗	3000	15.000	50,5	45	F	8718696814772	11,95	Link
4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1.500	36	✗	4000	15.000	50,5	45	F	8718696814796	11,95	Link

🟢 Dimbaar ✗ Niet dimbaar 🟡 DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDspot ExpertColor AR111 LV



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10.8	600	55	3.000	24	●	2700	40.000	111	61	G	8719514333932	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D		10.8	600	55	1.200	40	●	2700	40.000	111	61	G	8719514333956	28,00	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D		10.8	600	55	8.000	9	●	2700	40.000	111	61	G	8719514333918	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D		10.8	620	57	3.200	24	●	3000	40.000	111	61	G	8719514333994	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D		10.8	620	57	1.200	40	●	3000	40.000	111	61	G	8719514334014	28,00	Link
2 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D		10.8	620	57	8.000	9	●	3000	40.000	111	61	G	8719514333970	28,00	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14.8	875	59	3.000	24	●	2700	40.000	111	61	G	8719514333796	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D		14.8	875	59	1.200	45	●	2700	40.000	111	61	G	8719514333819	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D		14.8	875	59	3.000	24	●	3000	40.000	111	61	G	8719514333833	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D		14.8	875	59	1.300	45	●	3000	40.000	111	61	G	8719514333857	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D		14.8	950	64	3.200	24	●	4000	40.000	111	61	G	8719514333796	33,50	Link
1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D		14.8	950	64	1.400	45	●	4000	40.000	111	61	G	8719514333895	33,50	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	63	4.000	24	●	2700	40.000	111	62	G	8719514429659	38,95	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D		20	1270	63	2.100	45	●	2700	40.000	111	62	G	8719514429673	38,95	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D		20	1270	63	4.200	24	●	3000	40.000	111	62	G	8719514429697	38,95	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D		20	1270	63	2.200	45	●	3000	40.000	111	62	G	8719514429710	38,95	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D		20	1270	63	4.400	24	●	4000	40.000	111	62	G	8719514429734	38,95	Link
1 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D		20	1270	63	2.300	45	●	4000	40.000	111	62	G	8719514429758	38,95	Link

MASTER VALUE LED-spot PAR LV



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50	6	500	83	1.500	25	●	2700	25.000	65	85	F	8719514443044	15,55	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D		6	500	83	1.000	40	●	2700	25.000	65	85	F	8719514443105	15,55	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D		6	515	85	1.600	25	●	3000	25.000	65	85	F	8719514443068	15,55	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D		6	515	85	1.000	40	●	3000	25.000	65	85	F	8719514443129	15,55	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D		6	540	90	1.700	25	●	4000	25.000	65	85	F	8719514443082	15,55	Link
1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D		6	540	90	1.100	40	●	4000	25.000	65	85	F	8719514443143	15,55	Link
2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	75	9.5	740	77	3.000	25	●	2700	25.000	95	86	F	8719514443204	21,75	Link
2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D		9.5	760	80	3.000	25	●	3000	25.000	95	86	F	8719514443228	21,75	Link
2 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D		9.5	820	86	3.000	25	●	4000	25.000	95	86	F	8719514443242	21,75	Link
3 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	100	13	1000	76	4.800	25	●	2700	25.000	122	134	F	8719514443303	28,65	Link

CorePro LEDspot PAR MV



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	60	9	750	83	3.600	25	✗	2700	15.000	122	134	F	8719514443426	21,75	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op

philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDspot reflectorlampen MV




CRI 80 E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70	400	36	✗	2700	15.000	63	102	G	8718696811795	9,45	Link
2 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2.8	210	75	400	36	✗	2700	15.000	50	84	F	8718696811757	6,70	Link
2 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4.3	320	74	550	36	●	2700	15.000	50	84	F	8718696811771	7,05	Link
1 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D		4.5	345	76	620	36	●	2700	15.000	63	102	F	8718696811818	10,50	Link
3 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	100	4	345	86	620	36	✗	2700	15.000	80	112	F	8718696811832	13,40	Link
3 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D		8	670	83	1.100	36	✗	2700	15.000	80	112	F	8718696811856	15,35	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDlinear MV





CRI 80 R75

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R75 78mm830	60	7	950	135	300	✗	3000	15.000	28	78	D	8720169301931	19,20	Link
1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R75 78mm840		7	1000	142	300	✗	4000	15.000	28	78	D	8720169301955	19,20	Link
2 CorePro R75 118mm 7.2-60W 830		7.2	810	112		✗	3000	15.000	15	118	E	8719514303973	16,05	Link
3 CorePro R75 118mm 7.2-60W 840		7.2	850	118		✗	4000	15.000	15	118	E	8719514303997	16,05	Link
4 CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7578mm830	100	11.5	1521	132	300	✗	3000	15.000	28	78	E	8720169301993	22,40	Link
5 CorePro R75 118mm 14-100W 830 D		14	1600	114		●	3000	15.000	29	118	E	8718696578797	23,90	Link
6 CorePro R75 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128		●	4000	15.000	29	118	E	8718696578810	23,90	Link
7 CorePro LED linear D 14-120W R75 118 840	120	14	2000	142		●	4000	15.000	29	118	D	8718696714065	29,55	Link
8 CoreProLED linearD 17.5-150W R75 118 830	150	17.5	2460	140		●	3000	15.000	42	118	D	8718699646738	44,70	Link
8 CoreProLED linearD 17.5-150W R75 118 840		17.5	2460	140		●	4000	15.000	42	118	D	8718699646752	44,70	Link

CorePro LEDcapsule LV





CRI 80 GY6.35/G4

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10	1	100	100	✗	2700	15.000	10	30	F	8720169300439	5,05	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	20	1.7	200	117	✗	2700	15.000	9,5	37,5	F	8720169300477	7,25	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827		1.8	205	113	✗	2700	15.000	13	35	F	8718699767792	7,25	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D		2.1	210	100	●	2700	15.000	15	40	F	8720169300552	7,85	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830		1.8	215	119	✗	3000	15.000	13	35	E	8718699767839	7,25	Link
5 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	28	2.4	300	125	✗	2700	15.000	12	38	E	8720169300514	8,35	Link
6 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	40	4.2	470	111	●	2700	15.000	18	50	F	8720169171022	9,10	Link

CorePro LEDcapsule MV - G9





Eye Comfort CRI 80 G9

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	25	1.9	220	115	320	✗	2700	15.000	14	43	E	8720169301818	8,30	Link
2 CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D		2.7	300	111	320	●	2700	15.000	16	52	E	8720169301757	9,35	Link
1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830		1.9	220	115	320	✗	3000	15.000	14	43	E	8720169301832	8,30	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	40	3.7	470	127	320	✗	2700	15.000	16	52	E	8720169301856	8,90	Link
4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D		4	480	120	320	●	2700	15.000	18	59	E	8720169301771	11,35	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830		3.7	470	127	320	✗	3000	15.000	16	52	E	8720169301870	8,90	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4.8	570	118		✗	2700	15.000	19	60	E	8718699657802	18,35	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4.8	570	118		✗	3000	15.000	19	60	E	8718699658182	18,35	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre

MASTER LEDbulb Ultra Efficient



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	40	2.3	485	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188297	12,50	Link
2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE		2.3	485	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188334	12,50	Link
1 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE		2.3	485	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254046	12,50	Link
2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE		2.3	485	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254084	12,50	Link
3 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188372	12,50	Link
2 MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188419	12,50	Link
4 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	210	●	2700	50.000	60	123	A	8720169248649	21,80	Link
5 MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE		4	840	210	●	2700	50.000	60	123	A	8720169248663	21,80	Link
6 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE		4	840	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169254121	14,55	Link
2 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE		4	840	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188495	14,55	Link
7 MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE		4	840	210	✗	2700	50.000	64	140	A	8720169202740	16,65	Link
5 MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE		4	840	210	●	3000	50.000	60	123	A	8720169248700	21,80	Link
6 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	75	4	840	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254169	14,55	Link
2 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE		4	840	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254169	14,55	Link
8 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE		4	840	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188532	14,55	Link
2 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE		4	840	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169284289	14,55	Link
9 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE		5.2	1095	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188617	19,10	Link
2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE		5.2	1095	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188655	19,10	Link
9 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	100	5.2	1095	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254206	19,10	Link
2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		5.2	1095	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254244	19,10	Link
10 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE		5.2	1095	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188693	19,10	Link
2 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE		5.2	1095	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188730	19,10	Link
11 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE		7.3	1535	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188778	24,65	Link
2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE		7.3	1535	210	✗	2700	50.000	60	104	A	8720169188815	24,65	Link
11 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	100	7.3	1535	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254282	24,65	Link
2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE		7.3	1535	210	✗	3000	50.000	60	104	A	8720169254329	24,65	Link
12 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE		7.3	1535	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188853	24,65	Link
2 MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE		7.3	1535	210	✗	4000	50.000	60	104	A	8720169188891	24,65	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER LEDbulb - Glas



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	40	3.4	470	138	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169310919	9,55	Link
2 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G		3.4	470	138	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311039	9,55	Link
2 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60	5.9	806	136	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311053	11,15	Link
3 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95A60CL G		5.9	806	136	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311657	11,15	Link
2 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	75	7.2	1055	146	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311077	12,75	Link
4 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G		7.2	1055	146	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169310995	12,75	Link
2 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	100	10.5	1521	144	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311091	16,00	Link
5 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60CLG		10.5	1521	144	🔴	2200-2700	25.000	60	108	D	8720169311015	16,00	Link

MASTER Value LEDbulb



Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3.4	470	138	🟢	90	2700	15.000	60	104	D	8719514354814	6,50	Link
2 MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G		3.4	470	138	🟢	90	2700	15.000	60	104	D	8719514354838	6,50	Link
1 MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60CL G		3.4	470	138	🟢	90	4000	15.000	60	104	D	8719514449817	6,50	Link
2 MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G		3.4	470	138	🟢	90	4000	15.000	60	104	D	8719514449893	6,50	Link
3 MAS VLE LEDBulb D7.2-50W E27 A60 827 CM G	50	7.2	650	90	🟢	80	2700	15.000	60	104	D	8719514361225	10,00	Link
4 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	60	5.9	806	136	🔴	90	2200-2700	15.000	95	137	D	8719514324855	12,25	Link
5 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG		5.9	806	136	🔴	90	2200-2700	15.000	64	140	D	8719514324817	9,40	Link
6 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG		5.9	806	136	🟢	90	2700	15.000	60	104	D	8719514347847	7,35	Link
2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG		5.9	806	136	🟢	90	2700	15.000	60	104	D	8719514347861	7,35	Link
7 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG		5.9	806	136	🟢	90	2700	15.000	124	178	D	8719514347984	13,85	Link
8 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG		5.9	806	136	🟢	90	2700	15.000	64	140	D	8719514347960	7,70	Link
6 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60CL G		5.9	806	136	🟢	90	4000	15.000	60	104	D	8719514449831	7,35	Link
2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G		5.9	806	136	🟢	90	4000	15.000	60	104	D	8719514449916	7,35	Link
9 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7.8	1055	135	🟢	90	2700	15.000	60	104	D	8719514347885	9,30	Link
2 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG		7.8	1055	135	🟢	90	2700	15.000	60	104	D	8719514347908	9,30	Link
9 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60CL G		7.8	1055	135	🟢	90	4000	15.000	60	104	D	8719514449855	9,30	Link
2 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G		7.8	1055	135	🟢	90	4000	15.000	60	104	D	8719514449930	9,30	Link
10 MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11.2	1521	135	🟢	90	2700	15.000	60	108	D	8719514347922	13,05	Link
2 MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG		11.2	1521	135	🟢	90	2700	15.000	60	108	D	8719514347946	13,05	Link
10 MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG		11.2	1521	135	🟢	90	4000	15.000	60	108	D	8719514449879	13,05	Link
2 MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG		11.2	1521	135	🟢	90	4000	15.000	60	108	D	8719514449954	13,05	Link

🟢 Dimbaar 🟡 Niet dimbaar 🔴 DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro High Lumen LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13	2000	153	✗	2700	15.000	70	121	D	8719514346499	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13	2000	153	✗	2700	15.000	70	121	D	8719514346536	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13	2000	153	✗	4000	15.000	70	121	D	8719514346550	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13	2000	153	✗	6500	15.000	70	121	D	8719514346574	12,35	Link
2 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17,5	2452	140	✗	2700	15.000	70	121	D	8719514346611	15,85	Link
3 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17	2452	144	✗	2700	15.000	70	128	D	8719514347441	15,85	Link
2 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		17,5	2452	140	✗	4000	15.000	70	121	D	8719514346635	15,85	Link
2 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		17,5	2452	140	✗	6500	15.000	70	121	D	8719514346659	15,85	Link
4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	150	✗	2700	15.000	95	165	D	8719514346673	21,95	Link
4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23	3452	150	✗	4000	15.000	95	165	D	8719514346697	21,95	Link
4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23	3452	150	✗	6500	15.000	95	165	D	8719514346710	21,95	Link

CorePro LEDbulb - Glas



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	40	4.3	470	109	✗	2700	15.000	60	104	F	8719514347168	5,40	Link
2 CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G		4.5	470	104	✗	2700	15.000	60	110	F	8719514361300	5,40	Link
2 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG		4.5	470	104	✗	3000	15.000	60	106	F	8719514347021	5,40	Link
3 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60	7	806	115	✗	2700	15.000	60	110	E	8719514361249	5,75	Link
4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G		7	806	115	✗	2700	15.000	95	140	E	8719514346772	7,55	Link
5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G		7	806	115	✗	2700	15.000	64	140	E	8719514346758	7,75	Link
6 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 VVW A60 CL G		7	806	115	✗	2700	15.000	60	104	E	8719514380035	5,75	Link
2 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G		7	806	115	✗	3000	15.000	60	106	E	8719514346475	5,75	Link
2 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G		7	806	115	✗	4000	15.000	60	106	E	8719514377516	5,75	Link
7 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG		8.5	1055	124	✗	2700	15.000	60	104	E	8719514347120	6,75	Link
2 CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	75	8.5	1055	124	✗	2700	15.000	60	104	E	8719514361263	6,75	Link
2 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG		8.5	1055	124	✗	3000	15.000	60	104	E	8719514347045	6,75	Link
2 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G		8.5	1055	124	✗	4000	15.000	60	104	E	8719514377530	6,75	Link
7 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG		8.5	1055	124	✗	4000	15.000	60	104	E	8719514347083	6,75	Link
8 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 827CLG	100	10.5	1521	144	✗	2700	15.000	60	104	D	8719514347144	9,10	Link
2 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 827FRG		10.5	1521	144	✗	2700	15.000	60	104	D	8719514361287	9,10	Link
2 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 830FRG		10.5	1521	144	✗	3000	15.000	60	104	D	8719514347069	9,10	Link
2 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG		10.5	1521	144	✗	4000	15.000	60	104	D	8719514377554	9,10	Link
8 CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27A60 840CLG		10.5	1521	144	✗	4000	15.000	60	104	D	8719514347106	9,10	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LEDbulb - Plastic



E27

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	40	4.9	470	95	✗	80	2700	15.000	60	107	F	8720169168954	4,05	Link
	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830		4.9	470	95	✗	80	3000	10.000	60	107	F	8720169169111	4,05	Link
	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930		4.9	470	95	✗	90	3000	15.000	60	107	F	8719514329560	4,05	Link
	1 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840		4.9	470	95	✗	80	4000	15.000	60	108	F	8720169169036	4,05	Link
	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	100	✗	80	2700	15.000	60	108	F	8720169168978	4,55	Link
	2 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT		8	806	100	✗	80	2700	15.000	60	108	F	8720169169272	50,45	Link
	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830		8	806	100	✗	80	3000	15.000	60	108	F	8720169169135	4,55	Link
	1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840		8	806	100	✗	80	4000	15.000	60	108	F	8720169169050	4,55	Link
	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	75	10	1055	105	✗	80	2700	15.000	60	108	F	8720169168992	5,10	Link
	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830		10	1055	105	✗	80	3000	15.000	60	108	F	8720169169159	5,10	Link
	3 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840		10	1055	105	✗	80	4000	15.000	60	108	F	8720169169074	5,10	Link
	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100	13	1521	117	✗	80	2700	15.000	60	120	E	8720169169012	6,60	Link
NIEUW	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117	✗	80	3000	15.000	60	120	E	8720169169173	6,60	Link
	5 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940		12.5	1521	121	✗	90	4000	15.000	60	110	E	8719514329706	6,25	Link
	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840		13	1521	117	✗	80	4000	15.000	60	120	E	8720169169098	6,60	Link

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen



UE



Eye Comfort



CRI 80



Glas




E14/E27

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
	1 MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	40	2.3	485	210	✗	2700	50.000	45	78	A	8720169188990	10,90	Link
	2 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	35	111	A	8720169188952	10,90	Link
	3 MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	45	99	A	8720169189034	10,90	Link
	4 MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE		2.3	485	210	✗	4000	50.000	45	78	A	8720169189058	10,90	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	25	2.5	340	136	DimTone	2200-2700	25.000	35	97	D	8719514449350	7,55	Link
2 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G		2.5	340	136	DimTone	2200-2700	25.000	35	119	D	8719514477711	7,55	Link
3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G		2.5	340	136	DimTone	2200-2700	25.000	45	80	D	8719514449374	7,55	Link
4 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G		2.5	340	136	DimTone	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449398	7,55	Link
5 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G		3.4	470	138	DimTone	2200-2700	25.000	35	97	D	8719514449411	8,60	Link
6 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	40	3.4	470	138	DimTone	2200-2700	25.000	35	119	D	8719514449497	8,60	Link
7 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G		3.4	470	138	DimTone	2200-2700	25.000	35	95	D	8719514449435	8,60	Link
8 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G		3.4	470	138	DimTone	2200-2700	25.000	45	80	D	8719514449510	8,60	Link
9 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G		3.4	470	138	DimTone	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449534	8,60	Link
10 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G		3.4	470	138	DimTone	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449558	8,60	Link
5 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	60	5.9	806	136	DimTone	2200-2700	25.000	35	97	D	8719514449572	12,05	Link
8 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G		5.9	806	136	DimTone	2200-2700	25.000	45	80	D	8719514449619	12,05	Link
9 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G		5.9	806	136	DimTone	2200-2700	25.000	45	78	D	8719514449657	12,05	Link

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3.4	470	138	Dimbaar	2700	15.000	35	97	D	8719514355439	7,35	Link
2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG		3.4	470	138	Dimbaar	2700	15.000	45	80	D	8719514355477	7,35	Link
3 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG		3.4	470	138	Dimbaar	2700	15.000	45	80	D	8719514355491	7,35	Link
4 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG		3.4	470	138	Dimbaar	2700	15.000	45	78	D	8719514355514	7,35	Link
5 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG		3.4	470	138	Dimbaar	2700	15.000	45	78	D	8719514355538	7,35	Link

Dimbaar ✕ Niet dimbaar DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	2.2	250	113	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514346796	4,90	Link
2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G		2	250	125	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514377578	4,90	Link
3 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG		2.2	250	113	✗	2700	15.000	35	123	E	8719514346857	4,90	Link
4 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G		2	250	125	✗	2700	15.000	35	123	E	8719514377592	4,90	Link
5 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG		2	250	125	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514347724	4,90	Link
6 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG		2.2	250	113	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514346819	4,90	Link
7 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG		2.2	250	113	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514346833	4,90	Link
8 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG		2	250	125	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514347748	4,90	Link
9 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG		2	250	125	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514347762	4,90	Link
10 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	4.3	470	109	✗	2700	15.000	35	97	F	8719514347267	5,25	Link
11 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	35	97	F	8719514347182	5,25	Link
12 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG		4.3	470	109	✗	4000	15.000	35	97	F	8719514347403	5,25	Link
13 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	82	F	8719514347304	5,25	Link
14 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	80	F	8719514347205	5,25	Link
15 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	82	F	8719514347328	5,25	Link
16 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG		4.3	470	109	✗	2700	15.000	45	78	F	8719514347229	5,25	Link
17 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6.5	806	124	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514347465	8,05	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	35	97	E	8719514347502	8,05	Link
15 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	35	97	E	8719514347489	8,05	Link
1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	35	97	E	8719514347526	8,05	Link
16 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514347564	8,05	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	80	E	8719514347601	8,05	Link
16 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	45	80	E	8719514347588	8,05	Link
6 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	45	80	E	8719514347625	8,05	Link
17 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514347663	8,05	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG		6.5	806	124	✗	2700	15.000	45	78	E	8719514347687	8,05	Link
7 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG		6.5	806	124	✗	4000	15.000	45	78	E	8719514347700	8,05	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic





Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2.8	250	89	✗	2700	15.000	35	106	F	8719514312401	3,95	Link
2 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR		2.8	250	89	✗	2700	15.000	35	106	F	8719514312449	3,95	Link
3 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR		2.8	250	89	✗	2700	15.000	45	88	F	8719514312425	3,95	Link
1 CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR		5	470	94	✗	2700	15.000	45	87	F	8719514312500	4,45	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	94	✗	2700	15.000	45	87	F	8719514312647	4,45	Link
4 CorePro lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR		5	470	94	✗	2700	15.000	45	88	F	8719514312623	4,45	Link
1 CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR		5	470	94	✗	4000	15.000	38	114	F	8719514312548	4,45	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR		5	470	94	✗	4000	15.000	45	88	F	8719514312685	4,45	Link
1 CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	60	5	470	94	✗	6500	15.000	35	106	F	8719514312586	4,45	Link
2 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR		5	470	94	✗	6500	15.000	45	88	F	8719514312722	4,45	Link
5 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7	806	115	✗	2700	15.000	38	114	E	8719514312968	6,30	Link
6 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR		7	806	115	✗	2700	15.000	48	93	E	8719514313040	6,30	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	7	806	115	✗	2700	15.000	48	95	E	8719514313026	6,30	Link
5 CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR		7	806	115	✗	4000	15.000	38	114	E	8719514312982	6,30	Link
6 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR		7	806	115	✗	4000	15.000	48	95	E	8719514313088	6,30	Link
7 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR		7	806	115	✗	4000	15.000	48	95	E	8719514313064	6,30	Link
5 CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR		7	806	115	✗	6500	15.000	48	93	E	8719514313002	6,30	Link
6 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR		7	806	115	✗	6500	15.000	35	106	E	8719514313101	6,30	Link

CorePro LED Specialties





Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9.5	950	100	✗	3000	15.000	37,2	114.3	F	8718696814512	5,50	Link
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9.5	1050	110	✗	4000	15.000	37,2	114.3	E	8718696814536	5,50	Link

Klassieke filament LEDbulb






Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm		€	
1 LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	25	4	250	62	●	1800	15.000	96	143	8719514315471	16,15	Link
2 LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	28	4.5	300	66	✗	1800	15.000	162	293	8719514313828	35,55	Link
3 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM		7	470	67	●	1800	15.000	162	293	8719514313767	44,25	Link
4 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	40	7	470	67	●	1800	15.000	202	286	8719514313781	44,25	Link
5 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		7	470	67	●	1800	15.000	66	273	8719514313804	44,25	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.

MASTER Value Decoratieve LEDbulb



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm		€	
1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	25	4	250	62	●	1800	15.000	61	106	8719514315518	9,95	Link
2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G		4	250	62	●	1800	15.000	65	143	8719514315532	11,15	Link
3 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G		4	250	62	●	1800	15.000	33	137	8719514315556	11,15	Link

MASTER Value Decoratieve LED kaars- en kogellampen



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm		€	
1 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	15	2.5	136	54	●	1800	15.000	36	95	8719514316034	9,95	Link
2 MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G		2.6	136	52	●	1800	15.000	46	80	8719514316058	9,95	Link

Accessoires



Productomschrijving	EAN	Bruto	ECAT
		€	
1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	8718696167779	22,55	Link
2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	8718696167762	22,55	Link
3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	8718699624057	22,55	Link

● Dimbaar ✖ Niet dimbaar ● DimTone

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'Cases and tools' op philips.nl/ledlampen.






LEDtubes

philips.nl/
ledtube

Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.


- **MASTER:** Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 100.000 branduren en tot 210 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
 - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
 - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
 - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- **MASTER Value:** Beste prijs/performance verhouding (75.000 branduren, 185 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- **CorePro:** CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruimtes met lage plafonds (50.000 branduren, tot 150 lm/W)

**Goed om te weten: Alle EM-compatibele TLED-lampen bevatten een dummy-starter in de verpakking.*

 Kantoor	 Industrie	 Parkeerterrein	 Winkel	 Publieke ruimte
 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm UE tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm UE tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 HO tot 3.100 lm
 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3.000 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3.900 lm UO tot 5.600 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3.900 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HO tot 3.900 lm	 MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5 HE tot 3.000 lm HO tot 3.900 lm
 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm UO tot 3.700 lm	 MASTER LEDtube (Universeel) T8 HO tot 3.100 lm
		 CorePro LEDtube (Universeel) T8 HO tot 2.700 lm UO tot 3.500 lm		


Kies de juiste LED-buis

Het Philips portfolio biedt een passende oplossing voor elk plan, behoefte en budget



Vind eenvoudig het beste LED alternatief voor verouderde of conventionele lampen.

Een oplossing die voldoet aan elke behoefte, installatie en budget. Klik [hier](#) voor de LED conversietool of scan de QR code.



MASTER LEDtube T8 UltraEfficient



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning



UE



CRI 80



Roterend



G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	36	11.9	2500	210	160	✗	4000	100.000	25,8	1.200	A	8719514431669	39,00	Link
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA		11.9	2500	210	160	✗	6500	100.000	25,8	1.200	A	8720169269590	39,00	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8		20	3400	170	160	✗	3000	75.000	25,8	1.500	C	8720169276925	31,45	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	58	17.6	3700	210	160	✗	4000	100.000	25,8	1.500	A	8719514431683	49,00	Link
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA		17.6	3700	210	160	✗	6500	100.000	25,8	1.500	A	8720169269613	49,00	Link

MASTER Value T8 UltraEfficient



UE



CRI 80



Glas




G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	36	14	2600	185	190	✗	4000	75.000	25,7	1.200	B	8720169316713	19,50	Link
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	58	22.1	4100	185	190	✗	4000	75.000	25,7	1.500	B	8720169316751	24,50	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.
De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube EM/MAINS T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning



Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	18	7.6	1090	143	160	✗	80	3000	75.000	28	604	D	8721103044150	13,75	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8		7.6	1150	151	160	✗	80	4000	75.000	28	604	D	8721103044174	13,75	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8		7.6	1150	151	160	✗	80	6500	75.000	28	604	D	8721103044198	13,75	Link
	1 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8		8	1000	125	160	✗	83	3000	75.000	25,8	600	E	8718696697474	13,75	Link
	1 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	83	4000	75.000	25,8	600	E	8718696697498	13,75	Link
	1 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	83	6500	75.000	25,8	600	E	8718696697511	13,75	Link
	1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	✗	80	4000	75.000	25,8	600	E	8718696687086	16,50	Link
	1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160	✗	80	6500	75.000	25,8	600	E	8718696687109	16,50	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	36	11.3	2000	176	160	✗	80	3000	75.000	28	1213	C	8720169388055	19,25	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB		11.3	2100	185	160	✗	80	4000	75.000	28	1213	B	8720169388079	19,25	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB		11.3	2100	185	160	✗	80	6500	75.000	28	1213	B	8720169388093	19,25	Link
	1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8		12.5	2000	160	160	✗	80	3000	75.000	25,8	1.200	C	8718699592356	19,25	Link
	1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12.5	2100	168	160	✗	80	6500	75.000	25,8	1.200	C	8718699592394	19,25	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC		13.5	2300	170	160	✗	80	3000	75.000	28	1213	C	8720169387935	22,00	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB		13.5	2500	185	160	✗	80	4000	75.000	28	1213	B	8720169387959	22,00	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB		13.5	2500	185	160	✗	80	6500	75.000	28	1213	B	8720169387973	22,00	Link
	1 MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8		14.7	2500	170	160	✗	80	4000	75.000	25,8	1.200	C	8719514316584	22,00	Link
	1 MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8		14.7	2500	170	160	✗	80	6500	75.000	25,8	1.200	C	8719514316607	22,00	Link
	1 MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	38	16	2300	143	160	✗	80	3000	75.000	25,8	1.100	D	8718696728550	24,75	Link
	1 MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8		16	2500	156	160	✗	80	4000	75.000	25,8	1.100	D	8718699616021	24,75	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	58	16.7	2900	173	160	✗	80	3000	75.000	28	1514	C	8720169388116	24,75	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB		16.7	3100	185	160	✗	80	4000	75.000	28	1514	B	8720169388130	24,75	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB		16.7	3100	185	160	✗	80	6500	75.000	28	1514	B	8720169388154	24,75	Link
	1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8		18.2	2900	159	160	✗	80	3000	75.000	25,8	1.500	D	8718699592417	24,75	Link
	1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8		18.2	3100	170	160	✗	80	4000	75.000	25,8	1.500	C	8718699592431	24,75	Link
	1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8		18.2	3100	170	160	✗	80	6500	75.000	25,8	1.500	C	8718699592455	24,75	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC		20	3400	170	160	✗	80	3000	75.000	28	1514	C	8720169387997	27,50	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB		20	3700	185	160	✗	80	4000	75.000	28	1514	B	8720169388017	27,50	Link
NIEUW	1 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB		20	3700	185	160	✗	80	6500	75.000	28	1514	B	8720169388031	27,50	Link
	1 MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8		21.7	3700	170	160	✗	80	6500	75.000	25,8	1.500	C	8719514316669	27,50	Link
	2 MASTER LEDtube Starter EMP GenIII						✗		-					8719514485372	1,20	Link

MASTER Value LEDtube T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190	✗	3000	60.000	25,8	600	E	8718699646790	12,20	Link
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	190	✗	4000	60.000	25,8	600	E	8718699646813	12,20	Link
1 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	190	✗	6500	60.000	25,8	600	E	8718699646837	12,20	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190	✗	3000	60.000	25,8	1.200	D	8718699646851	15,25	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	190	✗	4000	60.000	25,8	1.200	D	8718699646875	15,25	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	190	✗	6500	60.000	25,8	1.200	D	8718699646899	15,25	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8		15.5	2300	148	190	✗	3000	60.000	25,8	1.200	D	8719514316805	17,30	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8		15.5	2500	161	190	✗	4000	60.000	25,8	1.200	C	8719514316829	17,30	Link
2 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8		15.5	2500	161	190	✗	6500	60.000	25,8	1.200	C	8719514316843	17,30	Link
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20.5	2900	141	190	✗	3000	60.000	25,8	1.500	D	8718699646912	19,85	Link
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20.5	3100	151	190	✗	4000	60.000	25,8	1.500	D	8718699646936	19,85	Link
3 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20.5	3100	151	190	✗	6500	60.000	25,8	1.500	D	8718699646950	19,85	Link
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	190	✗	3000	60.000	25,8	1.500	D	8719514316867	22,05	Link
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	190	✗	4000	60.000	25,8	1.500	C	8719514316881	22,05	Link
2 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	190	✗	6500	60.000	25,8	1.500	C	8719514316904	22,05	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Voor gebruik in combinatie met HF VSA. Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst via:
www.philips.nl/ledtube



CRI 80 Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	3000	75.000	25,8	600	E	8719514466401	23,60	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	4000	75.000	25,8	600	E	8719514466425	23,60	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	6500	75.000	25,8	600	E	8719514466449	23,60	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	●	3000	75.000	25,8	1.200	E	8719514466883	28,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	●	4000	75.000	25,8	1.200	D	8719514466845	28,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	●	6500	75.000	25,8	1.200	D	8719514466869	28,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	●	4000	75.000	25,8	1.200	D	8719514466968	30,10	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	●	6500	75.000	25,8	1.200	D	8719514466982	30,10	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	58	20	3100	155	160	●	4000	75.000	25,8	1.500	D	8719514466906	34,25	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	●	6500	75.000	25,8	1.500	D	8719514466920	34,25	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	●	3000	75.000	25,8	1.500	D	8719514467064	36,15	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	●	4000	75.000	25,8	1.500	D	8719514467026	36,15	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	●	6500	75.000	25,8	1.500	D	8719514467040	36,15	Link



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

MASTER Value LEDtube Universal T8

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



CRI 80 Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15.5	2300	148	190	✗	3000	60.000	26	1.200	D	8719514316683	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15.5	2500	161	190	✗	4000	60.000	26	1.200	C	8719514316706	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8		15.5	2500	161	190	✗	6500	60.000	26	1.200	C	8719514316720	33,10	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3400	147	190	✗	3000	60.000	26	1.500	D	8719514316744	36,95	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8		23	3700	160	190	✗	4000	60.000	26	1.500	C	8719514316768	36,95	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3700	160	190	✗	6500	60.000	26	1.500	C	8719514316782	36,95	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuisen.



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning



CRI 80 Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	18	8	750	93	240	✗	3000	50.000	25,7	600	F	8719514486386	9,30	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8		8	800	100	240	✗	4000	50.000	25,7	600	F	8719514459779	9,30	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8		8	800	100	240	✗	6500	50.000	25,7	600	F	8719514459793	9,30	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8		8	850	106	240	✗	3000	50.000	25,7	600	F	8719514486447	12,20	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8		8	900	112	240	✗	4000	50.000	25,7	600	E	8719514421035	12,20	Link
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8		8	900	112	240	✗	6500	50.000	25,7	600	E	8719514421059	12,20	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	36	15.5	1700	109	240	✗	3000	50.000	25,7	1.200	F	8719514486409	11,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8		15.5	1800	116	240	✗	4000	50.000	25,7	1.200	E	8719514448070	11,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8		15.5	1800	116	240	✗	6500	50.000	25,7	1.200	E	8719514448094	11,30	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8		18	1850	102	240	✗	3000	50.000	25,7	1.200	F	8719514486461	12,50	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	✗	4000	50.000	25,7	1.200	E	8719514486409	12,50	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8		18	2000	111	240	✗	6500	50.000	25,7	1.200	E	8719514475588	12,50	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8		17.7	2250	127	240	✗	3000	50.000	25,7	1.200	E	8720169278585	13,60	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8		17.7	2400	135	240	✗	4000	50.000	25,7	1.200	D	8720169278608	13,60	Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8		17.7	2400	135	240	✗	6500	50.000	25,7	1.200	D	8720169278622	13,60	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	58	20	2050	102	240	✗	3000	50.000	25,7	1.500	F	8719514486423	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8		20	2200	110	240	✗	4000	50.000	25,7	1.500	E	8719514459816	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8		20	2200	110	240	✗	6500	50.000	25,7	1.500	E	8719514459830	14,25	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8		24	2500	104	240	✗	3000	50.000	25,7	1.500	F	8719514486485	17,35	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	✗	4000	50.000	25,7	1.500	E	8719514469600	17,35	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8		24	2700	112	240	✗	6500	50.000	25,7	1.500	E	8719514475601	17,35	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8		25.9	3320	128	240	✗	3000	50.000	25,7	1.500	E	8720169278646	19,90	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8		25.9	3500	135	240	✗	4000	50.000	25,7	1.500	D	8720169278660	19,90	Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8		25.9	3500	135	240	✗	6500	50.000	25,7	1.500	D	8720169278684	19,90	Link



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

CorePro LEDtube Universal T8

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Universeel (EM & HF ballast)



CRI 80 Glas Roterend G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lumen behoud 50.000 uur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		mm	mm			€	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	18	8	850	106	240	✗	3000	50.000	60000	25,7	600	F	8718699782771	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	✗	4000	50.000	60000	25,7	600	E	8718699782795	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8		8	900	112	240	✗	6500	50.000	60000	25,7	600	E	8718699782818	27,25	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8		18	1850	102	240	✗	3000	50.000	60000	27,9	1.200	F	8718696801666	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	36	18	2000	111	240	✗	4000	50.000	60000	27,9	1.200	E	8718696801680	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	✗	6500	50.000	60000	27,9	1.200	E	8718696801703	29,55	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8		15.5	2200	141	240	✗	3000	50.000	60000	26	1.200	D	8720169199965	35,00	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15.5	2400	154	240	✗	4000	50.000	60000	26	1.200	D	8720169199989	35,00	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	58	15.5	2400	154	240	✗	6500	50.000	60000	26	1.200	D	8720169200005	35,00	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8		23	2500	108	240	✗	3000	50.000	60000	27,9	1.500	F	8718696801727	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	✗	4000	50.000	60000	27,9	1.500	E	8718696801741	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	✗	6500	50.000	60000	27,9	1.500	E	8718696801765	34,05	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8		23	3200	139	240	✗	3000	50.000	60000	26	1.500	D	8720169200029	39,90	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8		23	3500	152	240	✗	4000	50.000	60000	26	1.500	D	8720169200043	39,90	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3500	152	240	✗	6500	50.000	60000	26	1.500	D	8720169200067	39,90	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



Direct op netspanning



CRI 80 Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	14	7	1000	142	200	✗	3000	60.000	15,7	600	D	8720169311695	19,20	Link
1 MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU		7	1050	150	200	✗	4000	60.000	15,7	600	D	8720169306820	19,20	Link
1 MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU		7	1050	150	200	✗	6500	60.000	15,7	600	D	8720169306844	19,20	Link
2 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	21	11.5	1600	139	200	✗	3000	60.000	15,7	900	D	8720169270626	24,70	Link
2 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU		11.5	1700	147	200	✗	4000	60.000	15,7	900	D	8720169270640	24,70	Link
2 MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU		11.5	1700	147	200	✗	6500	60.000	15,7	900	D	8720169270664	24,70	Link
2 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	24	10.5	1500	142	200	✗	3000	60.000	19	600	D	8720169275218	29,90	Link
2 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5		10.5	1600	152	200	✗	4000	60.000	19	600	D	8720169275317	29,90	Link
2 MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5		10.5	1600	152	200	✗	6500	60.000	19	600	D	8720169275232	29,90	Link
2 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28	16.5	2300	139	200	✗	3000	60.000	19	1200	D	8719514334311	25,50	Link
2 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU		16.5	2500	151	200	✗	4000	60.000	19	1200	D	8719514334335	25,50	Link
2 MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU		16.5	2500	151	200	✗	6500	60.000	19	1200	D	8719514334359	25,50	Link
2 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	35	20	2800	140	200	✗	3000	60.000	15,7	1.500	D	8719514334373	33,15	Link
2 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU		20	3000	150	200	✗	4000	60.000	15,7	1.500	D	8719514334397	33,15	Link
2 MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU		20	3000	150	200	✗	6500	60.000	15,7	1.500	D	8719514334410	33,15	Link
2 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	39	18.5	2600	140	200	✗	3000	60.000	19	900	D	8720169275256	33,80	Link
2 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5		18.5	2800	151	200	✗	4000	60.000	19	900	D	8720169275270	33,80	Link
2 MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5		18.5	2800	151	200	✗	6500	60.000	19	900	D	8720169275294	33,80	Link
2 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	138	200	✗	3000	60.000	15,5	1.500	D	8718696819296	37,70	Link
2 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	✗	4000	60.000	15,5	1.500	D	8718696819319	37,70	Link
2 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	✗	6500	60.000	15,5	1.500	D	8718696819333	37,70	Link
2 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200	✗	3000	60.000	15,5	1.200	D	8718696819210	37,70	Link
2 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200	✗	4000	60.000	15,5	1.200	D	8718696819234	37,70	Link
2 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200	✗	6500	60.000	15,5	1.200	D	8718696819258	37,70	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200	✗	3000	60.000	15,5	1.500	D	8719514290501	47,90	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200	✗	4000	60.000	15,5	1.500	D	8719514290525	47,90	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200	✗	6500	60.000	15,5	1.500	D	8719514290549	47,90	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Voor gebruik met HF ballast



Eye Comfort



CRI 80



Glas



Roterend



G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	14	7	1000	142	200	●	3000	60.000	15,7	600	E	8720169309661	23,35	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5		7	1050	150	200	●	4000	60.000	15,7	600	D	8720169309685	23,35	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5		7	1050	150	200	●	6500	60.000	15,7	600	D	8720169309708	23,35	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 10.5W 840 T5	21	11.5	1600	139	200	●	3000	60.000	19	900	E	8720169163195	31,25	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5		11.5	1700	147	200	●	4000	60.000	19	900	D	8720169163218	31,25	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5		11.5	1700	147	200	●	6500	60.000	15,5	900	D	8720169163232	31,25	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	24	10.5	1500	142	200	●	3000	60.000	19	600	E	8720169163072	28,20	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 18.5W 830 T5		10.5	1600	152	200	●	4000	60.000	19	600	D	8720169163096	28,20	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 11.5W 840 T5		10.5	1600	152	200	●	6500	60.000	19	600	D	8720169163119	28,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16.5	2300	139	200	●	3000	60.000	15,5	1.200	E	8718696743294	33,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16.5	2500	151	200	●	4000	60.000	15,5	1.200	D	8718696743317	33,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16.5	2500	151	200	●	6500	60.000	15,5	1.200	D	8718696743331	33,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	●	3000	60.000	15,5	1.500	E	8718696743355	36,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	●	4000	60.000	15,5	1.500	D	8718696743379	36,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	●	6500	60.000	15,5	1.500	D	8718696743393	36,35	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 10.5W 865 T5	39	18.5	2600	140	200	●	3000	60.000	19	900	E	8720169163133	36,40	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5		18.5	2800	151	200	●	4000	60.000	19	900	D	8720169163157	36,40	Link
1 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5		18.5	2800	151	200	●	6500	60.000	15,5	900	D	8720169163171	36,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200	●	3000	60.000	15,5	1.500	E	8718699749576	38,75	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	4000	60.000	15,5	1.500	D	8718699749590	38,75	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	6500	60.000	15,5	1.500	D	8718699749613	38,75	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200	●	3000	60.000	15,5	1.200	E	8718699749514	38,75	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	4000	60.000	15,5	1.200	D	8718699749538	38,75	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	6500	60.000	15,5	1.200	D	8718699749552	38,75	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200	●	3000	60.000	15,5	1.500	E	8719514419056	49,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200	●	4000	60.000	15,5	1.500	D	8719514419070	49,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200	✗	6500	60.000	15,5	1.500	D	8719514419094	49,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LEDtube InstantFit HF T5



Voor gebruik met HF ballast



Eye Comfort CRI 80 Glas Roterend G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	14	7.1	1000	140	200	✗	3000	50.000	15,5	600	E	8720169295407	24,50	Link
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5		7.1	1050	147	200	✗	4000	50.000	15,5	600	D	8720169295421	24,50	Link
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5		7.1	1050	147	200	✗	6500	50.000	15,5	600	D	8720169295445	24,50	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	28	17.1	2300	134	200	✗	3000	50.000	15,5	1.200	E	8720169295469	26,50	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5		17.1	2500	146	200	✗	4000	50.000	15,5	1.200	D	8720169295483	26,50	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5		17.1	2500	146	200	✗	6500	50.000	15,5	1.200	D	8720169295506	26,50	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	35	20.5	2800	136	200	✗	3000	50.000	15,5	1.500	E	8720169295520	28,50	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5		20.5	3000	146	200	✗	4000	50.000	15,5	1.500	D	8720169295544	28,50	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5		20.5	3000	146	200	✗	6500	50.000	15,5	1.500	D	8720169295568	28,50	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	49	26.7	3700	138	200	✗	3000	50.000	15,5	1.500	E	8720169295643	29,00	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5		26.7	3900	146	200	✗	4000	50.000	15,5	1.500	D	8720169295667	29,00	Link
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5		26.7	3900	146	200	✗	6500	50.000	15,5	1.500	D	8720169295681	29,00	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	54	26.7	3700	138	200	✗	3000	50.000	15,5	1.200	E	8720169295582	29,00	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5		26.7	3900	146	200	✗	4000	50.000	15,5	1.200	D	8720169295605	29,00	Link
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5		26.7	3900	146	200	✗	6500	50.000	15,5	1.200	D	8720169295629	29,00	Link



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

CorePro LED PLC 2P

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning



CRI 82 Roterend G24D

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
NIEUW ① CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	13	5.9	810-850-850	144	360	✗	3000-4000-6500	30.000	35	35	D	8721103035011	17,95	Link
② CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1		5.9	600	101	120	✗	3000	30.000	34	115	F	8720169287501	12,50	Link
③ CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1		5.9	660	111	120	✗	4000	30.000	34	115	E	8720169287525	12,50	Link
NIEUW ④ CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	18	6.9	930-980-980	142	360	✗	3000-4000-6500	30.000	35	35	D	8721103035035	18,95	Link
⑤ CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2		6.9	700	101	120	✗	3000	30.000	34	125	F	8720169287549	13,65	Link
⑥ CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2		6.9	770	111	120	✗	4000	30.000	34	125	E	8720169287563	13,65	Link
NIEUW ⑦ CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	26	8.9	1240-1300-1300	146	360	✗	3000-4000-6500	30.000	35	35	D	8721103035059	19,95	Link
⑧ CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3		8.9	990	111	120	✗	3000	30.000	34	148	E	8720169287587	16,80	Link
⑨ CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3		8.9	1100	123	120	✗	4000	30.000	34	148	E	8720169287600	16,80	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

CorePro LED PLC 4P

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	13	5.5	600	109	120	✗	3000	30.000	34	128	F	8720169290419	12,95	Link
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1		5.5	660	120	120	✗	4000	30.000	34	128	E	8720169290433	12,95	Link
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18	6.5	700	107	120	✗	3000	30.000	34	128	F	8720169290457	15,55	Link
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6.5	770	118	120	✗	4000	30.000	34	128	E	8720169290471	15,55	Link
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	26	9.5	990	104	120	✗	3000	30.000	34	148	F	8720169290495	20,20	Link
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3		9.5	1100	115	120	✗	4000	30.000	34	148	E	8720169290518	20,20	Link



Scan de QR code voor de compatibiliteitslijst

CorePro LED PLL

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	18	8	960	120	160	✗	80	3000	30.000	17	218	E	8720169156999	15,40	Link
1 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11		8	960	120	160	✗	80	3000	30.000	17	217	E	8719514486768	23,70	Link
1 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P		8	1000	125	160	✗	80	4000	30.000	17	218	E	8720169157019	15,40	Link
1 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11		8	1000	125	160	✗	80	4000	30.000	17	217	E	8719514486782	23,70	Link
2 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	24	12	1440	120	160	✗	80	3000	30.000	17	312	E	8720169157033	16,45	Link
2 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11		12	1440	120	160	✗	80	3000	30.000	17	312	E	8719514486805	25,30	Link
3 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830		13	1520	116	360	✗	80	3000	30.000	17	315	E	8720169287167	30,00	Link
2 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P		12	1500	125	160	✗	80	4000	30.000	17	312	E	8720169157057	16,45	Link
2 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	36	12	1500	125	160	✗	80	4000	30.000	17	312	E	8719514486829	25,30	Link
3 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840		13	1600	123	360	✗	80	4000	30.000	17	315	E	8720169287181	30,00	Link
4 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P		16.5	2000	121	160	✗	80	3000	30.000	17	405	E	8720169157071	18,45	Link
5 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830		18	2100	116	360	✗	80	3000	30.000	17	410	E	8720169287204	35,00	Link
4 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	55	16.5	2100	127	160	✗	80	4000	30.000	17	405	E	8720169157095	18,45	Link
4 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11		16.5	2100	127	160	✗	83	4000	30.000	38	405	E	8718696739747	31,60	Link
5 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840		18	2300	127	360	✗	80	4000	30.000	17	410	E	8720169287228	35,00	Link
4 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16.5	2100	127	160	✗	83	6500	30.000	38	405	E	8718696739761	31,60	Link
6 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	55	24	3200	133	160	✗	80	3000	30.000	17	528	E	8720169157118	22,10	Link
6 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11		24	3400	141	160	✗	83	4000	30.000	17	528	E	8718696828410	35,50	Link
6 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P		24	3400	141	160	✗	80	4000	30.000	17	528	D	8720169157132	22,10	Link
6 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160	✗	83	6500	30.000	17	528	E	8718696828434	35,50	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PLS



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	7	3.5	360	102	120	✗	3000	30.000	31	115	F	8720169286542	10,85	Link
1 CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23		3.5	390	111	120	✗	4000	30.000	31	115	E	8720169286566	10,85	Link
2 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11	5	520	104	120	✗	3000	30.000	31	144	F	8720169286580	12,05	Link
2 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	✗	4000	30.000	31	144	E	8720169286603	12,05	Link

CorePro LED PLT 4P



Voor gebruik met HF ballast



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	18	6.5	720	110	120	✗	3000	30.000	42	103	F	8719514487765	20,40	Link
1 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2		6.5	800	123	120	✗	4000	30.000	42	103	E	8719514487789	20,40	Link
2 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	26	9	990	110	120	✗	3000	30.000	42	127	F	8719514487802	23,80	Link
2 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3		9	1100	122	120	✗	4000	30.000	42	127	E	8719514487826	23,80	Link
3 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	32	15	1620	108	120	✗	3000	30.000	42	141	F	8719514487840	25,50	Link
3 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3		15	1800	120	120	✗	4000	30.000	42	141	E	8719514487864	25,50	Link
4 CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42	18.5	2100	113	120	✗	3000	30.000	42	151	F	8719514487888	27,20	Link
4 CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4		18.5	2250	121	120	✗	4000	30.000	42	151	E	8719514487901	27,20	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis.

De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

TrueForce

[philips.nl/
trueforce](http://philips.nl/trueforce)

Philips TrueForce LED-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van HID-lampen, Highbay-lampen, SOX-lampen en SON-T-lampen. Profiteer van de voordelen van LED, zoals verbeterde energie-efficiëntie en een lange levensduur, terwijl jouw initiële investering laag blijft.

 Stedelijke ruimte	 Winkel	 Industrie	 Wegen & straten
 TrueForce Core LED HPL (SON)	 TrueForce Core LED HPL (SON)	 TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (highbay - HPI/SON/HPL)	 TrueForce CorePro LED HPL
 TrueForce LED HPL (SON)	 CorePro HPI MV	 CorePro HPI MV	 TrueForce LED HPL (SON)
	 TrueForce LED HPI (Highbay - MH)	 TrueForce LED HPI (Highbay - MH)	 TrueForce LED Road (SON)
			 TrueForce LED SOX



InstantFit mode

Compatibiliteit: Voor gebruik op EM ballast
 Condensator: Aanbevolen te laten zitten
 Ontsteker: Kan blijven zitten
 Vergeet niet om de compatibiliteitslijst te controleren

Mains voltage

Compatibility: Direct op netspanning
 Condensator: Aanbevolen te verwijderen
 Ignitor: Moet worden losgekoppeld
 EM Ballast: Moet worden verwijderd



CRI 80 E40

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	88	60	✗	4000	50.000	250	290	F	8718699753672	213,70	Link
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB		95	13000	109	120	✗	4000	50.000	250	290	E	8718699753696	213,70	Link
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	92	60	✗	4000	50.000	250	290	F	8718699753719	248,35	Link
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB		140	20000	115	120	✗	4000	50.000	250	290	D	8718699753733	248,35	Link

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning zonder ontsteker. Aanbevolen wordt om de condensator te verwijderen om de Power factor te verbeteren.



CRI 80 E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	50	21	2850	135	360	✗	3000	50.000	75	178	D	8718699638146	93,35	Link
1 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	360	✗	4000	50.000	75	178	D	8718699638160	93,35	Link
1 TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	80	28	3800	135	360	✗	3000	50.000	75	178	D	8718699638184	106,70	Link
1 TForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	360	✗	4000	50.000	75	178	D	8718699638207	106,70	Link
2 TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	135	360	✗	3000	50.000	84	178	D	8718699638221	132,00	Link
3 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830		42	5700	135	360	✗	3000	50.000	84	191	D	8718699638269	132,00	Link
2 TForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	360	✗	4000	50.000	84	178	D	8718699638245	132,00	Link
3 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	360	✗	4000	50.000	84	191	D	8718699638283	132,00	Link

Trueforce CorePro LED HPL



Direct op netspanning



CRI 80 Glas E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	50	13	1800	138	330	✗	2700	25.000	76	183	D	8720169267770	42,00	Link
2 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR		13	2000	153	300	✗	3000	25.000	76	183	D	8718699750251	42,00	Link
2 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	300	✗	4000	25.000	76	183	D	8718699750275	42,00	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	80	18	2600	144	330	✗	2700	25.000	76	183	D	8720169267794	56,50	Link
2 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR		18	3000	166	300	✗	3000	25.000	76	183	C	8718699750299	56,50	Link
2 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	300	✗	4000	25.000	76	183	C	8718699750312	56,50	Link
3 TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	100	24.5	4000	163	300	✗	3000	25.000	91,5	218	C	8720169336339	69,75	Link
3 TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR		24.5	4000	163	300	✗	4000	25.000	91,5	218	C	8720169336353	69,75	Link
4 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	125	36	5500	152	300	✗	3000	25.000	91,5	249	D	8719514299276	80,30	Link
5 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR		36	5500	152	300	✗	3000	25.000	91,5	234	D	8719514299313	80,30	Link
4 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR		36	6000	166	300	✗	4000	25.000	91,5	249	C	8719514299290	80,30	Link
5 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	200	36	6000	166	300	✗	4000	25.000	91,5	234	C	8719514299337	80,30	Link
4 TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR		36	5300	147	330	✗	2700	25.000	91,5	248	D	8720169267831	80,30	Link
5 TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR		36	5300	147	330	✗	2700	25.000	91,5	234	D	8720169267855	80,30	Link

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik direct op netspanning



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	80	19	2850	150	300	✗	3000	50.000	71	186	D	8719514451933	87,00	Link
1 MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G		19	3100	163	300	✗	4000	50.000	71	186	C	8719514451957	87,00	Link
2 MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	125	24	3850	160	300	✗	3000	50.000	91	249	C	8719514451971	109,00	Link
2 MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G		24	4000	166	300	✗	4000	50.000	91	249	C	8719514451995	109,00	Link
2 MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	200	33.5	5600	167	300	✗	3000	50.000	91	249	C	8719514452015	142,00	Link
3 MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G		33.5	5600	167	300	✗	3000	50.000	91	238	C	8719514452053	142,00	Link
2 MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G		33.5	6000	179	300	✗	4000	50.000	91	249	C	8719514452039	142,00	Link
3 MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G		33.5	6000	179	300	✗	4000	50.000	91	238	C	8719514452077	142,00	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning




Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	150	65	9000	138	100	✗	4000	25.000	140	158	D	8719514421219	115,00	Link
2 CorePro LED HPI MV 15Klm 105W 840E40 100D	250	105	15000	142	100	✗	4000	25.000	162	168	D	8719514421233	140,00	Link

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

Bij gebruik icm HF ballast raadpleeg de compatibiliteitslijst op signify.link/compatibiliteitslijst



Compatibiliteit: Direct op netspanning
Condensator: Moet worden verwijderd
Ontstekers: Moet worden losgekoppeld
EM Ballast: Moet worden omzeild/verwijderd



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp.	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	26	18	2500	138	230	✗	4000	50.000	52	312	D	8719514305625	80,00	Link
2 MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	36	28	4000	142	230	✗	4000	50.000	52	425	D	8719514305649	90,00	Link
2 MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	55	36	5000	138	230	✗	4000	50.000	52	425	D	8719514305663	100,00	Link

TrueForce LED Public (Road – SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	50	23	3600	156	✗	2700	70.000	61	200	D	8719514449039	130,00	Link
2 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27		23	3600	156	✗	2700	70.000	61	200	D	8719514448872	138,00	Link
1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27		23	4000	173	✗	4000	70.000	61	200	C	8719514449053	130,00	Link
2 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27		23	4000	173	✗	4000	70.000	61	200	C	8719514448896	138,00	Link
1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	70	34	5400	158	✗	2700	70.000	61	200	D	8719514449091	170,00	Link
1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27		34	5400	158	✗	2700	70.000	61	200	D	8719514448919	155,00	Link
1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27		34	6000	176	✗	4000	70.000	61	200	C	8719514449114	170,00	Link
1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27		34	6000	176	✗	4000	70.000	61	200	C	8719514448933	155,00	Link
3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	100	50	8100	162	✗	2700	70.000	71	262	C	8719514449152	185,00	Link
3 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40		50	8100	162	✗	2700	70.000	71	262	D	8719514448957	195,00	Link
3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40		50	9000	180	✗	4000	70.000	71	262	C	8719514449176	185,00	Link
3 MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40		50	9000	180	✗	4000	70.000	71	262	C	8719514448971	195,00	Link
4 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	150	65	10800	166	✗	2700	70.000	71	262	C	8719514449213	280,00	Link
4 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40		65	10800	166	✗	2700	70.000	71	262	D	8719514448995	245,00	Link
4 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40		65	12000	184	✗	4000	70.000	71	262	C	8719514449237	280,00	Link
4 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40		65	12000	184	✗	4000	70.000	71	262	C	8719514449015	245,00	Link

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt



Direct op netspanning



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Straalhoek	Dimbaar	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	50	19	3600	189	300	✗	2700	50.000	53,5	236	B	8720169374195	130,00	Link
2 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27		19	3600	189	300	✗	2700	50.000	47	237	B	8720169240292	130,00	Link
3 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27		19	4000	210	300	✗	4000	50.000	53,5	236	A	8720169374218	130,00	Link
2 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27		19	4000	210	300	✗	4000	50.000	47	237	A	8720169240315	130,00	Link
4 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	70	28.5	5400	189	300	✗	2700	50.000	47	237	B	8720169240339	170,00	Link
5 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27		28.5	5400	189	300	✗	2700	50.000	47	174	B	8720169374232	170,00	Link
6 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27		28.5	6000	210	300	✗	4000	50.000	47	174	A	8720169374256	170,00	Link
4 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27		28.5	6000	210	300	✗	4000	50.000	47	237	A	8720169240353	170,00	Link
7 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	100	42.8	8000	186	300	✗	2700	50.000	53	236	B	8720169240377	185,00	Link
8 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40		42.8	9000	210	300	✗	4000	50.000	53	236	A	8720169240391	185,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

TrueForce Core LED SON-T



Direct op netspanning



CRI 70 Glas E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EAN	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	50	17	2700	158	330	✗	2700	25.000	38,5	168	D	8720169267718	52,50	
1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV		17	2800	164	330	✗	3000	25.000	38,5	168	C	8719514316256	52,50	
1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV		17	3000	176	330	✗	4000	25.000	38,5	168	C	8719514316270	52,50	
2 TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	70	26	4000	153	330	✗	2700	25.000	38,5	214	D	8720169267732	63,00	Link
2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV		26	4200	161	330	✗	3000	25.000	38,5	213	C	8719514316294	63,00	Link
2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV		26	4500	173	330	✗	4000	25.000	38,5	213	C	8719514316317	63,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	100	40	6500	162	330	✗	2700	25.000	47	229	C	8720169267756	126,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV		40	7200	180	330	✗	3000	25.000	46	225	C	8719514316331	126,00	Link
3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV		40	7500	187	330	✗	4000	25.000	46	225	B	8719514316355	126,00	Link
4 TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	150	45	8800	195	300	✗	2700	25.000	53,2	232	B	8720169297432	153,00	Link
4 TForce Core LED road 45W 730 E40 MV		45	8800	195	300	✗	3000	25.000	53,2	232	B	8720169297470	153,00	Link
4 TForce Core LED road 49W 740 E40 MV		49	10000	204	300	✗	4000	25.000	53,2	232	B	8720169297456	153,00	Link

● Dimbaar ✗ Niet dimbaar ● DimTone

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst


Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen.



Scan de QR code en start met configureren

[philips.nl/
maxosfusion](https://philips.nl/maxosfusion)

Maxos fusion online configuratietool



Snelle start

- Stap-voor-stap hulp via de wizard-modus
- Automatische configuratie op basis van vaste bezetting
- Optionele hulp bij anders selecteren
- Automatische herplaatsing bij conflict met koppelstuk

Blijf 'in control'

- Handmatig standaard-bezetting optimaliseren
- Zelf beugelafstanden instellen
- Configuratie samenstellen met handige snelkeuzelijsten

Overzichtelijke output

- Heldere visualisatie van lijnconfiguraties
- Duidelijk materiaal-overzicht (BOM)

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.nl/
maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Dankzij de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen waar het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

Snelkeuzelijst

Middels onderstaande snelkeuzelijst kun je aan de hand van de lichtlijnlengthe vaststellen hoeveel draagprofielen, LED-modules en accessoires er nodig zijn bij 1/2 bezetting. Zoek de beoogde draagprofielen, LED-modules of accessoires in de rijen van de tabel en raadpleeg vervolgens het aantal hiervan in de juiste kolom, corresponderend met de lichtlijnlengthe. Voor de aantallen bij 1/3 bezetting, zie tabel op de volgende pagina.

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet		Lengte (m)																																			
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66		
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425385 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425392 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	
	LED-module 12.300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514737617	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18		
	LED-module 16.000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514789180																																				
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EAN: 8718696383544	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU Gen2 WH EAN: 8720169425491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL500Z CB-CH WH EAN: 8718696374603																																				
	Bevestigingsklem voor pendel- montage (incl 5.000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EAN: 8718696374573		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22		
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EAN: 8718696374481	2		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22	

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet		Lengte (m)																																		
		6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66		
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425385 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425392 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17		
	LED-module 12.300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514737617	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	
	LED-module 16.000 lumen, 840, dali LL523X LED1605/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514789180																																			
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EAN: 8718696383544	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23		
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU Gen2 WH EAN: 8720169425491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL500Z CB-CH WH EAN: 8718696374603																																			
	Bevestigingsklem voor pendel- montage (incl 5.000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EAN: 8718696374573		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21			
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EAN: 8718696374481	3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22		

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/3 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Middels deze snelkeuzelijst bepaal je snel het aantal modules dat bij een hal met standaardafmetingen benodigd is. Bepaal hiertoe eerst de lengte van de lichtlijn. Vervolgens bepaal je welk luxniveau nodig is voor het desbetreffende project. Indien de juiste lengte en luxniveau gekozen zijn, zoek je middels de kolommen de juiste lichtlijn-lengte op. In de corresponderende kolom wordt het benodigde aantal LED-modules en de brutoprijs per strekkende meter weergegeven. Herhaal deze werkwijze ook voor het aantal benodigde accessoires.

Let op! De lichtlijnen zijn ook verkrijgbaar met PSD en met verschillende optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek).

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/2 bezet op 6 meter hoogte*		Lengte (m) incl. aansluitstuk																			
		5,37	7,07	8,77	10,47	12,17	15,57	17,27	18,97	22,37	24,07	25,77	29,17	30,87	32,57	35,97	37,67	39,37	42,77	44,47	46,17
		Aantal stuks per lengte																			
	LED-module 1,70 m 4.500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL242X 45S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	193 lux	2	3	4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15
	Brutoprijs per meter (in €)		99	95	90	87		87	86		86	85		84	85		84	84		84	84
	LED-module 1,70 m 8.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL242X 80S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	340 lux	2	3	4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15
	Brutoprijs per meter (in €)		106	101	96	94		94	92		92	91		91	91		90	91		90	90
	LED-module 1,70 m 12.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL242X 120S/840 UE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	513 lux	2	3	4	5		5	7		8	9		10	11		12	13		14	15
	LED-module 3,40 m 9.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474581	193 lux		1	2			3			4			5			6			7	
	Brutoprijs per meter (in €)			77	84			79			76			74			74			73	
	LED-module 3,40 m 16.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474574	340 lux		1	2			3			4			5			6			7	
	Brutoprijs per meter (in €)			81	89			84			81			79			79			78	
	LED-module 3,40m 24.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474628	513 lux		1	2			3			4			5			6			7	
		Brutoprijs per meter (in €)		91	103			97			93			90			90			89	

Accessoires																					
	Blindafdekking 1,70 m LL242X 7x2.5 BC EAN: 8720169955592		1	2	3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14
	Blindafdekking 3,40 m LL243X 7x2.5 BC EAN: 8720169955653			1			2			3			4			5			6		7
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH EAN: 8720169965201		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL240Z CB WH (5PCS) EAN: 8720169965287		1	1	2	1	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	5	6	3	6

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticgheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m Refl ectiewaarden
plafond 60% | muren 40% | vloer 10% Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Snelkeuzelijst

CoreLine Lichtlijn

1/3 bezet op 6 meter hoogte*

		Lengte (m) incl. aansluitstuk												
		5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27	56,37	61,47	66,57
	LED-module 1,70 m 4.500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL242X 45S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	134 lux	1	3	5	7	9	11	13					
	Brutoprijs per meter (in €)		74	67	66	65	64	64	64	64	64	64	64	64
	LED-module 1,70 m 8.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL242X 80S/840 NE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	340 lux	1	3	5	7	9	11	13					
	Brutoprijs per meter (in €)		77	71	70	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	LED-module 1,70 m 12.000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL242X 120S/840 UE PSU MB 5x2.5 WH EAN: op aanvraag	513 lux	1	3	5	7	9	11	13					
	Brutoprijs per meter (in €)		84	78	77	75	75	75	75	75	75	75	75	
	LED-module 3,40 m 9.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474581	193 lux		1	2	3	4	5	6					
	Brutoprijs per meter (in €)		65	63	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
	LED-module 3,40 m 16.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474574	340 lux		1	2	3	4	5	6					
	Brutoprijs per meter (in €)		67	66	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
	LED-module 3,40m 24.000 lumen, 840, niet dimbaar LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH EAN: 8720169474628	513 lux		1	2	3	4	5	6					
	Brutoprijs per meter (in €)		74	73	71	71	71	71	71	71	71	71	70	

Accessoires														
	Blindafdekking 3,40 m LL243X 7x2.5 BC EAN: 8720169955653	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH EAN: 8720169965201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL240Z CB WH (5PCS) EAN: 8720169965287	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	6

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De prijzen in deze flyer zijn een indicatie. Benader je contactpersoon bij Signify voor een offerte, of klik hieronder voor de contactpagina:

philips.nl/contact
philips.nl/coreline


Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
A	Asymmetrische bundel	MB	Gemiddelde bundel (medium beam)
A20	Asymmetrische bundel 20°	MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)	MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)
ALU	Aluminium	MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)
AWB	asymmetrische brede bundel (asymmetrical wide beam)	NB	Smalle bundel (narrow beam)
BC	Blindafdekkig	ND	Non Dim
BK	Zwart (black)	NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)
BP	Battery-powered bewegingssensor	NW	Neutraal wit
C	Aluminium (hoogglans) reflector	OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)
CB-CH	Ophanging met varkensstaart	PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
CD	Kabelgoot	PCO	Polycarbonaat Optiek
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot	PH	Fotocel (photocell)
DN	Downlight	PSD	DALI dimbaar (power supply DALI)
CL	Clear	PSED	DALI dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
CM	Middenvoeding	PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteving	PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling	RC	Inbouw (recessed ceiling)
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling	RND	Rond
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling	S	Symmetrische bundel
D	Dimbaar	SI	System Integrator
Dimtone	Dimtone bij LED-lampen zorgt ervoor dat zowel de kleurtemperatuur als de lichtintensiteit synchroon veranderen wanneer je de dimmer aanpast. Bij het verhogen van de dimstand wordt het licht niet alleen feller, maar ook koeler van kleur. Omgekeerd wordt het licht bij dimmen zachter en warmer, wat zorgt voor een sfeervolle verlichting.	SM	Opbouw (surface mounted)
DA25W	Dubbel asymmetrisch 25° brede bundel (Wide Beam)	SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
DA25N	Dubbel asymmetrisch 25° smalle bundel (Narrow Beam)	SPA-CD	Springveer montagebeugel
DA35W	Dubbel asymmetrisch 35° brede bundel (Wide Beam)	SQR	Vierkant (square)
DL	Daylight	ST	Track spot (spotlight track)
DN	Downlight	SW2	Pendeldraad
DT	DimTone	TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
EL1	1-uurs noodverlichting	TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
EL3	3-uurs noodverlichting	UE	Ultra Efficient
ELB3	3-uurs noodverlichting	UO	Ultra Output
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA	VPE	Verpakkingseenheid
2XEP CU	2X Eindkap + aansluitblok	VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
FR	Frosted	W30L120	30 cm x 120 cm
GR	Grijs (grey)	W30L60	30 cm x 60 cm
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA	W60L60	60 cm x 60 cm
HO	High Output	WB	Brede bundel (wide beam)
IA	Interact Ready	WEC	Externe snelaansluiting
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4.000lm)	WH	Wit (white)
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning	WIA	Wireless Interact
		WR	Witte reflector
		WW	Warm wit
		XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
		XT	Extreme



Hi! Hoe kan ik je helpen?

Contactpersonen regionale accounts per regio



Youri van der Vloed
06 506 705 20
Accountmanager



Reindert Arends
06 512 888 90
Accountmanager




Mariëlle van Kesteren
06 143 300 11
Accountmanager




Frank Bisschop
06 512 218 57
Accountmanager



Robin Schrijver
06 534 019 16
Accountmanager




Jochem Crooijmans
06 112 032 05
Salesmanager




Martijn Meeuwis
06 183 455 83
Accountmanager



Roland Vermeulen
06 224 641 49
Accountmanager



Stefan Koster
06 413 667 79
Accountmanager



Marente Oelers
06 341 591 04
Accountmanager



Dick de Regt
06 813 863 11
Accountmanager

De kaart geeft de regionale indeling weer, waarbij de nummers de corresponderende postcodenummers aangeven.

Voor algemene vragen & informatie over prijzen en levertijden:
040 275 00 90 / licht.csd@signify.com

Overig support:

Lichtinfodesk: informatie over Interact Pro, licht en techniek: 040 275 00 01
Reclamaties logistiek & administratief: 040 275 03 00
Garantie, technische klachten: 040 275 00 10

Raadpleeg onze websites voor standaard lichtplannen,
garantievoorwaarden, dimmerlijsten en productinformatie.

www.lighting.philips.nl & www.interact-lighting.nl

Quotation Support:
informatie over offertes
040 275 03 50
quotations.nl@signify.com

Order Management:
informatie over orders
040 275 04 50
orders.nl@signify.com

signify.com

Per 01-02-2025 | Signify Trade-Area



©signify

Kiezen. Installeren. **Klaar.**

Wat je doel ook is,
wij zorgen dat je er sneller komt!

Our global brands:

PHILIPS

PHILIPS
dynamalite

©signify
interact

©signify
myCreation

NatureConnect
by ©signify



www.signify.com/nl-nl/partnership

Signify is de officiële verlichtingspartner van Mercedes-AMG Petronas F1 Team

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Signify Holding. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

©signify



Official Lighting Partner

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM