




ECO-Friendly LED Flood BVP156

Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора

Основные особенности и преимущества

- На 80% изготовлен из перерабатываемых материалов
- Доступны мощности **30 Вт/50 Вт/100 Вт**
- Литой алюминиевый тонкий корпус, рассеиватель из закаленного стекла
- Доступны разные цветовые температуры: **CW (6500 K) NW (4000 K) и WW (3000 K)**
- Предустановленный кабель на боковой поверхности корпуса для удобного монтажа.
- Защитная дополнительная клипса на корпусе предотвращающая выпадение рассеивателя со временем, что делает прожектор более виброустойчивым (100 Вт)
- Удобное расположение стальной лиры (скобы), не соприкасающееся с предустановленным кабелем с возможностью регулировки с широким углом.



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	911401828981	30	2400	4000	15 000	16x14x3
BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	911401829381	30	2400	6500	15 000	16x14x3
BVP156 LED22/WW 220-240 30W WB	911401829481	30	2200	3000	15 000	16x14x3
BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	911401829081	50	4000	4000	15 000	18x15x3
BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	911401829581	50	4000	6500	15 000	18x15x3
BVP156 LED37/WW 220-240 50W WB	911401829681	50	3700	3000	15 000	18x15x3
BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	911401829181	100	8000	4000	15 000	26x21x4
BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	911401829781	100	8000	6500	15 000	26x21x4
BVP156 LED75/WW 220-240 100W WB	911401829881	100	7500	3000	15 000	26x21x4