


SmartBright BY235 G2



Высокоэффективный и надежный светодиодный светильник нового поколения. Обладает улучшенными характеристиками и благодаря выбору оптики с широким (90°) или узким (60°) световым пучком может применяться на пролетах разной высоты, решая задачу любого проекта. Используется для промышленных предприятий: заводы, склады, линии сборки, цеха и т. д. А также для внутреннего освещения помещений, таких как торговые центры, аэропорты и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Высокая надежность** – литой металлический корпус и эффективный теплоотвод.
- Энергоэффективное решение – **115 лм/Вт**
- **Универсальная установка** – подвесной монтаж на крюк или трубу (набор для монтажа в комплекте), также доступен монтаж на скобу (скоба заказывается отдельно)
- **Защита от скачков напряжения** (4 кВ) обеспечивает бесперебойную работу светильника даже в экстремальных условиях (диапазон рабочих температур -20...+45 °С)
- Гарантия **3 года**

IP65

IK07

CR180

3 года
гарантия

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x В), мм
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU NB RU	911401845081	100	11 500	4000	30 000	290 x 100
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU WB RU	911401845181	100	11 500	4000	30 000	290 x 100
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU NB RU	911401845281	150	17 250	4000	30 000	350 x 100
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU WB RU	911401845381	150	17 250	4000	30 000	350 x 100
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU NB RU	911401845481	200	23 000	4000	30 000	420 x 110
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU WB RU	911401845581	200	23 000	4000	30 000	420 x 110

Аксессуар	Код заказа
Скоба для 100 Вт BY628Z Bracket LED150	911401860781
Скоба для 150 Вт BY628Z Bracket LED225	911401860881
Скоба для 200 Вт BY628Z Bracket LED300	911401860981