


PHILIPS

Світлодіодні
світильники



**Базовий асортимент
світлодіодних світильників
2021**



Вам необхідно освітити офісне приміщення, склад або прилеглу територію? Зважаючи на ціни на електроенергію, які постійно ростуть, альтернативи світлодіодному освітленню немає. Але що робити, якщо треба скоротити витрати на електроенергію та/або поліпшити якість освітлення у приміщенні, в якому вже встановлене освітлення? У більшості випадків Ви опинитеся перед вибором: замінити у вже встановлених світильниках люмінесцентні лампи на LEDtube або замінити самі світильники на світлодіодні? Кожен варіант має свої плюси та мінуси.



Заміна традиційних ламп T8 на LEDtube:

+	—
Низькі початкові витрати — закуповуються тільки лампи, світильники використовуються ті, що вже є в наявності	Якщо у приміщенні був недостатній рівень освітленості, заміна ламп може не вирішити проблему і доведеться купувати додаткові світильники
Заощадження електроенергії 50% порівняно з люмінесцентними лампами	Якщо світильники мають електронні ПРА, заміна ламп потребуватиме зміни електричної схеми світильника, що передбачає необхідність відповідної кваліфікації під час проведення робіт
Скорочення витрат на заміну ламп: строк служби LEDtube — більший час роботи традиційної лампи T8 мінімум у 2 рази	Як правило, дешеві серії LEDtube не рекомендовано використовувати у приміщеннях, де проводяться роботи високої точності, у зв'язку з їх недостатньо високими технічними характеристиками



Заміна традиційних ламп T8 на світлодіодні світильники:

+	—
Можна забезпечити необхідний рівень освітленості, оскільки світловіддача (ефективність) світильників вища, ніж у системи «світильник + лампа»	Досить високий рівень початкових витрат
Заощадження електроенергії 60–70% порівняно з люмінесцентними лампами	Необхідність демонтажу старих світильників і монтажу нових
Відсутність витрат на заміну ламп: строк служби LED-світильника — більший час роботи традиційної лампи T8 у 3–4 рази	

Незалежно від того, який варіант буде обрано, Ви завжди можете бути впевненими у тому, що світлодіодна продукція Philips — це гарантовано якісне і надійне рішення!



Світильники
для приміщень

SmartBright Downlight DN027



Легкі, компактні та прості у встановленні світлодіодні світильники, які замінюють традиційні світильники з компактними люмінесцентним неінтегрованими лампами.

Основні особливості та переваги даних світильників:

- Компактний тонкий корпус (від 33 мм) та невелика вага (до 450 г) забезпечують простоту встановлення та безпеку експлуатації
- Інтегрований драйвер дозволяє забезпечити легкість під'єднання
- Широкий вибір розмірів — можливість встановлення у будь-яку стелю, навіть з найвужчим стеляним простором
- Строк корисної служби: 20 000 годин (L70B50@25°C)
- Світлодіодна технологія дозволяє заощадити до 40% на рахунках за електроенергію

2 роки
гарантія

IP20

CR180

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм	Монтажний отвір, мм
DN027B G2 LED6/NW 7W 220-240V D90 RU	929002070102	7	600	4 000	Ø115	Ø90
DN027B G2 LED9/NW 10W 220-240V D125 RU	929002071302	7	900	4 000	Ø150	Ø125
DN027B G2 LED12/NW 14W 220-240V D150 RU	929002072202	14	1 200	4 000	Ø175	Ø150
DN027B G2 LED15/NW 17W 220-240V D175 RU	929002072802	17	1 500	4 000	Ø200	Ø175
DN027B G2 LED20/NW 22W 220-240V D200 RU	929002073402	22	2 000	4 000	Ø225	Ø200
DN027B G2 LED6/NW 7W 220-240V L100 RU	929002074002	7	600	4 000	125 x 125	100 x 100
DN027B G2 LED9/NW 10W 220-240V L125 RU	929002074602	10	900	4 000	150 x 150	125 x 125
DN027B G2 LED12/NW 14W 220-240V L150 RU	929002075502	14	1 200	4 000	175 x 175	150 x 150
DN027C LED9/NW D150	911401815797	11	900	4 000	Ø150	-
DN027C LED15/NW D200	911401816397	18	1 500	4 000	Ø200	-
DN027C LED20/NW D225	911401816697	23	2 000	4 000	Ø225	-

Essential SmartBright LED Downlight DN020B



Essential SmartBright LED Downlight G2 — це високоефективний, надійний та якісний продукт

Основні переваги:

- Надійність та безпека: відповідає національному та міжнародному регулюванню
- Просте встановлення
- Світловий потік від 300 до 2000 лм
- Строк служби: 20 000 годин (L70B50@25°C)
- Енергоефективність: до 85 лм / Вт
- Тонкий дизайн: висота корпусу від 33 мм

Застосування:

- Роздрібна торгівля
- Офісні приміщення
- Житлові приміщення

2 роки
гарантія

IP20

CR180

IK03

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри (Ø x h), мм	Монтажний отвір, мм
DN020B G3 LED3/WW 3.5W 220-240V D80 GM	929002508208	3,5	280	3 000	90 X 33	Ø70
DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM	929002508308	3,5	300	4 000	90 X 34	Ø70
DN020B G3 LED3/CW 3.5W 220-240V D80 GM	929002508408	3,5	300	6 500	90 X 35	Ø70
DN020B G3 LED4/WW 4.5W 220-240V D90 GM	929002508508	4,5	380	3 000	105 X 35	Ø85
DN020B G3 LED4/NW 4.5W 220-240V D90 GM	929002508608	4,5	400	4 000	105 X 35	Ø85
DN020B G3 LED4/CW 4.5W 220-240V D90 GM	929002508708	4,5	400	6 500	105 X 35	Ø85
DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D100 GM	929002508808	7	550	3 000	115 X 33	Ø95
DN020B G3 LED6/NW 7W 220-240V D100 GM	929002508908	7	600	4 000	115 X 33	Ø95
DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D100 GM	929002509008	7	600	6 500	115 X 33	Ø95
DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D125 GM	929002509108	7	550	3 000	140 X 38	Ø120
DN020B G3 LED6/NW 7W 220-240V D125 GM	929002509208	7	600	4 000	140 X 38	Ø120
DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D125 GM	929002509308	7	600	6 500	140 X 38	Ø120
DN020B G3 LED9/WW 10.5W 220-240V D125 GM	929002509408	10,5	850	3 000	140 X 38	Ø120
DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D125 GM	929002509508	10,5	900	4 000	140 X 38	Ø120
DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125 GM	929002509608	10,5	900	6 500	140 X 38	Ø120
DN020B G3 LED9/WW 10.5W 220-240V D150 GM	929002509708	10,5	850	3 000	165 X 38	Ø145
DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D150 GM	929002509808	10,5	900	4 000	165 X 38	Ø145
DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D150 GM	929002509908	10,5	900	6 500	165 X 38	Ø145
DN020B G3 LED12/WW 14W 220-240V D150 GM	929002510008	14	1 150	3 000	165 X 38	Ø145
DN020B G3 LED12/NW 14W 220-240V D150 GM	929002510108	14	1 200	4 000	165 X 38	Ø145
DN020B G3 LED12/CW 14W 220-240V D150 GM	929002510208	14	1 200	6 500	165 X 38	Ø145
DN020B G3 LED15/WW 18W 220-240V D175 GM	929002510308	18	1 450	3 000	190 X 38	Ø170
DN020B G3 LED15/NW 18W 220-240V D175 GM	929002510408	18	1 500	4 000	190 X 38	Ø170
DN020B G3 LED15/CW 18W 220-240V D175 GM	929002510508	18	1 500	6 500	190 X 38	Ø170
DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM	929002510608	23	1 900	3 000	225 X 38	Ø195
DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM	929002510708	23	2 000	4 000	225 X 38	Ø195
DN020B G3 LED20/CW 23W 220-240V D200 GM	929002510808	23	2 000	6 500	225 X 38	Ø195

Downlight DN060B



Надійний, енергоефективний та доступний світильник — саме те, що вам потрібно.

Основні переваги:

- Енергоефективне рішення
- Комфортне розсіяне світло

Особливості:

- Доступні різні розміри та рівні освітленості
- Доступні дві колірні температури
- Сучасний дизайн

Застосування:

- Коридори
- Кімнати для відпочинку
- Приймальні

Гарантія
3 роки

IP20

IK02

CRI 80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри (Ø x h), мм	Монтажний отвір, мм
DN060B LED8S/830 PSU WH	911401532031	9	800	3 000	173 x 100	Ø150
DN060B LED8S/840 PSU WH	911401532231	9	800	4 000	173 x 100	Ø150
DN060B LED18S/830 PSU WH	911401531931	18	1 800	3 000	233 x 120	Ø194
DN060B LED18S/840 PSU WH	911401532131	18	1 800	4 000	233 x 120	Ø194

SmartBright RC095

Лінійний підвісний світильник з кращою продуктивністю і оптимальною ціною.



Основні особливості та переваги:

- Стильний зовнішній вигляд світильника
- Відмінний рівномірний розподіл світла
- Енергоефективність до 90 лм / Вт забезпечує енергозбереження на 50% вище, ніж у традиційних світильників
- Відсутність мерехтіння
- Підвісний монтаж з великим вибором аксесуарів
- Без пульсації

Гарантія
3 роки

IK03

IP20

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розмір (довжина), мм
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	911401723752	34	3000	4000	25 000	1200
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	911401723762	34	3000	6500	25 000	1200

Аксесуари	Код замовлення
RC095V аксесуар для підвісного монтажу	911401724662
RC095V аксесуар для з'єднання в лінію W120	911401724682

Essential RC101V



Тонка панель RC101V.

Основні особливості і переваги:

Енергоефективне рішення

- Світловий потік / потужність: 4000 лм / 35 Вт
- Пряма заміна світильників 4 x 18 Вт, 4 x 14 Вт
- Економія до 70% в порівнянні з рішеннями на лампах
- Висока якість світла
- Корпус із спеціального матеріалу, що не жовтіє з часом
- Розсіяне комфортне світло
- Без пульсацій
- Доступні версії з колірною температурою 4000 К і 6500 К

Легке встановлення

- Тонкий корпус (9 мм)
- Універсальний монтаж за допомогою аксесуарів (замовляються окремо)
- Драйвер в комплекті
- Зручна упаковка
- Універсальний розмір 597 x 597 x 9 мм

Гарантія
3 роки

IP20

30 000
годин

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розмір (Д x Ш x В), (мм)
RC101V LED40S/840 PSU W60L60 RU	911401869281	35	4 000	4 000	30 000	597 x 597 x 9
RC101V LED40S/865 PSU W60L60 RU	911401869381	35	4 000	6 500	30 000	597 x 597 x 9

Аксесуари	Код замовлення
Рамка для накладного монтажу RC132Z SMB W60L60	910930031018
Рамка для накладного монтажу RC091Z SMB-597x597	911401724272

SmartBright RC091



Проста і надійна заміна
традиційних світильників (600x600)
з люмінесцентними лампами.

Основні особливості та переваги світлодіодної панелі Ledinaire:

- Легке встановлення — тонкий корпус (9 мм), вільне розміщення у вузькому застельовому просторі, драйвер у комплекті — ви одразу замовляєте готовий світильник, без додаткових кодів
- Висока якість світла — панель, що світиться рівномірно, розсіяне комфортне світло, при якому приємно знаходитися
- Відповідає міжнародним вимогам до світильників для офісного освітлення
- Коефіцієнт пульсації <5%
- Розсіювач із поліметилметакрилату (PMMA) не жовтіє з часом (на відміну від полістиролу)

Гарантія
3 роки

IP20

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розміри (Д х Ш х В), мм
RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU	911401868881	38	3 600	4 000	30 000	597 x 597 x 9
RC091V LED36S/865 PSU W60L60 RU	911401868981	38	3 600	6 500	30 000	597 x 597 x 9

Акcesуар	Код замовлення
Рамка для накладного монтажу RC091Z SMB-597x597	911401724272
Трос для підвісного монтажу RC048Z SME-2	911401824680
Страхувальний трос RC048Z SC	911401824780
Кліпси для монтажу в гіпсокартон RC048Z SMB-PLC	911401824580

Essential RC087



Світильник бічного (відбитого) світла

Основні переваги:

Енергоефективне рішення

- Економія до 50% в порівнянні з традиційними світильниками
- Рівномірно світла поверхня, ефективність до 85 лм / Вт

Висока якість світла

- Рівномірне засвічення розсіювача без видимих смуг і точок
- Доступні версії з колірною температурою 4000 К і 6500 К
- Без пульсації

Простий дизайн і легке встановлення

- Підійде для монтажу в гіпсокартон
- Олеофобне покриття
- Доступні два універсальні розміри: 300х300х29 мм і 600х300х29 мм

Гарантія
2 роки

IP20

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °С, годин	Розміри (Д x Ш x В), мм
RC087B LED Panel 18W/840W30L60 FCW	911401834881	18	1530	4 000	20 000	600 x 300 x 29
RC087B LED Panel 18W/865 W30L60 FCW	911401838681	18	1530	6 500	20 000	600 x 300 x 29
RC087B LED Panel 9W/840 W30L30 FCW	911401834781	9	765	4 000	20 000	300 x 300 x 29
RC087B LED Panel 9W/865 W30L30 FCW	911401838581	9	765	6 500	20 000	300 x 300 x 29

Essential RC048



Бюджетний світлодіодний світильник, відмінне співвідношення ціна - якість, підходить для освітлення офісів, переговорних кімнат, магазинів і т. д.

Основні особливості та переваги:

- Економія до 50% в порівнянні з традиційними ламповими світильниками
- Поверхня яка рівномірно світить, ефективність до 90 лм / Вт
- Тонкий корпус (34 мм)
- Єдина конструкція корпусу без зварювальних елементів забезпечує більшу жорсткість і міцність корпусу
- Рівномірне засвічення розсіювача без видимих смуг і точок
- Простий дизайн і легке встановлення
- Драйвер вбудований в корпус
- Без пульсації

Гарантія
2 роки


IP20

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розміри (Д x Ш x В), мм
RC048B LED32S/ 840 PSU W60L60 NOC CFW	911401801480	36	3200	4000	36 000	595 x 595 x 34
RC048B LED32S/ 865 PSU W60L60 NOC CFW	911401801580	36	3200	6500	36 000	595 x 595 x 34
RC048B LED32S/ 840 PSU W30L120 NOC CFW	911401871480	36	3200	4000	30 000	1195 x 295 x 34
RC048B LED32S/ 865 PSU W30L120 NOC CFW	911401871580	36	3200	6500	30 000	1195 x 295 x 34

Акcesуар	Код замовлення
Трос для підвісного монтажу RC048Z SME-2	911401824680
Страховальний трос RC048Z SC	911401824780
Кліпси для монтажу в гіпсокартон RC048Z SMB-PLC	911401824580
Рамка для накладного монтажу RC091Z SMB-297x1197	911401724282
Рамка для накладного монтажу RC091Z SMB-597x597	911401724272

SmartBright BN005C



Лінійний світлодіодний світильник з тонким, міцним, естетичним і лаконічним дизайном, без зайвих елементів на корпусі, що дозволяє встановлювати його на будь-яких просторах.

Основні особливості та переваги:

- 100 лм/Вт — найкраща енергоефективність
- Нежовтіючий полікарбонат
- Рівномірне світло, без видимих точок
- Протипилове покриття
- Стійкість до впливу УФ, завдяки розсіювачу з полікарбонату

Гарантія
2 роки

IP20

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Довжина (мм)
BN005C LED15/CW L600 PSU CFW	911401863281	16	1500	6500	20 000	600
BN005C LED15/NW L600 PSU CFW	911401863181	16	1500	4000	20 000	600
BN005C LED15/WW L600 PSU CFW	911401863381	16	1500	3000	20 000	600
BN005C LED30/CW L1200 PSU CFW	911401862981	30	3000	6500	20 000	1200
BN005C LED30/NW L1200 PSU CFW	911401862881	30	3000	4000	20 000	1200
BN005C LED30/WW L1200 PSU CFW	911401863081	30	3000	3000	20 000	1200

Essential BN068SW



Універсальний лінійний світлодіодний світильник для внутрішнього освітлення відрізняється високою ефективністю і низьким енергоспоживанням. Широка сфера застосування: від підсвічування шафок і вітрин до освітлення офісів і промислових приміщень.

Основні особливості та переваги:

Легкий та зручний монтаж:

- Компактний корпус: ширина 22 мм, висота 15 мм
- Монтажні скоби у комплекті
- Наскрізна проводка (допускається підключення до 8 світильників)
- Кнопка увімкнення вбудована у корпус
- Кабель у комплекті

Висока якість світла:

- Напівпрозорі торцеві кришки
- CRI > 80
- Без точок
- Без пульсації

Гарантія
2 роки

IP20

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин
BN068C LED12/NW L1200 SW	911401734162	14	1200	4 000	20 000
BN068C LED9/NW L900 SW	911401734152	11	900	4 000	20 000
BN068C LED6/NW L600 SW	911401734142	7	600	4 000	20 000

Аксесуар	Код замовлення
Конектор для з'єднання BN068 ZCH086 CCPA	911401591301
Конектор для підключення до мережі BN068 ZCH086 C-2	911401591201

Essential LEDtube

BN011C BN015



Рейковий світильник призначений для світлодіодних трубок з цоколем T8.

Трубки продаються окремо.

Основні особливості та переваги:

- Розроблено для світлодіодних трубок
- Вхід кабеля живлення розташований по центру корпусу
- Тонкий і легкий металевий корпус
- Додатковий запобіжник для подвійного захисту, якщо помилково підключена люмінесцентна лампа

- Доступні версії для однієї і двох світлодіодних трубок, а також варіанти з одностороннім (R1) і двостороннім відбивачем (R2) для кращого напрямку світлового потоку
- Біла порошкова фарба на металевій основі
- Джерела живлення можуть розташовуватися з двох сторін, запобіжник вбудований в корпус

Гарантія
2 роки

IP20

Назва	Код замовлення	Тип підключення	Кількість LED-трубок	Тип відбивача
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GM	911401737662	Одностороннє підключення	1	1-сторонній
BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GM	911401737622	Одностороннє підключення	1	2-сторонній
BN011C 1xTLED L1200 G2 GM	911401737602	Одностороннє підключення	1	-
BN011C 1xTLED L600 G2 GM	911401737642	Одностороннє підключення	1	-
BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GM	911401737632	Одностороннє підключення	2	2-сторонній
BN011C 2xTLED L1200 G2 GM	911401737612	Одностороннє підключення	2	-
BN011C 2xTLED L600 G2 GM	911401737652	Одностороннє підключення	2	-
BN011C DE 1xTLED L1200 1R G2 GM	911401820481	Двостороннє підключення	1	1-сторонній
BN011C DE 1xTLED L1200 2R G2 GM	911401820881	Двостороннє підключення	1	2-сторонній
BN011C DE 1xTLED L1200 G2 GM	911401821081	Двостороннє підключення	1	-
BN011C DE 1xTLED L600 G2 GM	911401820681	Двостороннє підключення	1	-
BN011C DE 2xTLED L1200 2R G2 GM	911401820781	Двостороннє підключення	2	2-сторонній
BN011C DE 2xTLED L1200 G2 GM	911401820981	Двостороннє підключення	2	-
BN011C DE 2xTLED L600 G2 GM	911401820581	Двостороннє підключення	2	-
BN015C BARE L1200 RT	911401735942	Одностороннє підключення	1	-
BN015C BARE L600 RT	911401735932	Одностороннє підключення	1	-
BN015C DE BARE L1200 RT	911401816181	Двостороннє підключення	1	-
BN015C DE BARE L600 RT	911401816281	Двостороннє підключення	1	-



Промислові та вологозахищені світильники

SmartBright Waterproof WT068C



Основні особливості і переваги:

- Енергоефективне рішення
- Просте встановлення
- Можливий варіант накладного або підвісного монтажу
- 3 варіанти довжини для вирішення різних завдань (600/1200/1500 мм)
- У комплекті зі світильником універсальний монтажний затискач, гвинти та гачки з нержавіючої сталі
- Міцна конструкція: анти-УФ полікарбонатний корпус, технологія подвійної екструзії
- Дихаючий клапан, який запобігає появі конденсату всередині
- Додатковий захист від попадання пилу і вологи при монтажі
- Без пульсації

Гарантія
3 роки

IP66

T, min
-30°C

T, min
+45 °C

20 000
годин

IK06

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Розміри (Д x Ш x В), мм
WT068C NW LED18 L600 CFW PSU	911401828281	16	1 800	4 000	626 x 68 x 60
WT068C CW LED18 L600 CFW PSU	911401836581	16	1 800	6 500	626 x 68 x 60
WT068C NW LED36 L1200 CFW PSU	911401828481	32	3 600	4 000	1226 x 68 x 60
WT068C CW LED36 L1200 CFW PSU	911401836681	32	3 600	6 500	1226 x 68 x 60
WT068C NW LED56 L1500 CFW PSU	911401828581	50	5 600	4 000	1526 x 68 x 60
WT068C CW LED56 L1500 CFW PSU	911401836781	50	5 600	6 500	1526 x 68 x 60

SmartBright WT066C G2



Світлодіодний пиловологозахищений
світильник. Проста і надійна заміна традиційних
пиловологозахищених світильників
з люмінесцентними лампами.

Основні особливості та переваги даного світильника:

- Максимально широкий спектр способів монтажу — для будь-яких сфер застосування
- Широкий температурний діапазон (–30 °C...+45 °C) дозволить не турбуватися про погодні умови
- Надійний (IP65), міцний (IK06) і легкий корпус (до 1 кг) — все, що потрібно для найскладніших умов роботи
- Надійність і довговічність світильника (3 роки безперервної служби або 25 000 годин) без вицвітання і пропускання вологи і пилу
- Світлодіодна технологія дозволяє заощадити до 50% на рахунках за електроенергію

Гарантія
3 роки

IP65

IK06

CRI80

Назва світильника	Код	Потуж- ність, Вт	Світ- ловий потік, лм	Колірна темпера- тура, К	Розміри, мм
WT066C NW LED16 L600 CFW PSU	911401824282	16	1 600	4 000	626 x 68 x 60
WT066C CW LED16 L600 CFW PSU	911401824382	16	1 600	6 500	626 x 68 x 60
WT066C NW LED33 L1200 CFW PSU	911401824482	33	3 300	4 000	1226 x 68 x 60
WT066C CW LED33 L1200 CFW PSU	911401824582	33	3 300	6 500	1226 x 68 x 60
WT066C NW LED51 L1500 CFW PSU	911401824682	51	5 100	4 000	1526 x 68 x 60
WT066C CW LED51 L1500 CFW PSU	911401824782	51	5 100	6 500	1526 x 68 x 60

Essential WT035



Економічне світлодіодне рішення для внутрішнього і зовнішнього освітлення об'єктів із запиленим або вологим середовищем, що створює більш світлий і безпечний простір.

Основні особливості та переваги:

- Ефективність системи 100 лм/Вт — заощадження енергії на 50% порівняно з традиційними джерелами світла
- Корпус виготовлений з полікарбонату, стійкого до УФ-випромінювання і пожовтіння
- Однорідність освітлення — світильники забезпечують комфортне світло з чудовим ступенем однорідності
- Заздалегідь встановлений провід забезпечує простоту монтажу без доступу до клемної колодки
- Кріплення для накладного монтажу в комплекті
- Без пульсації

Гарантія
2 роки

IP65

IK06

T, min
-20 °C

T, max
+45 °C

CRI70

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розміри (ДхШхВ), мм
WT035C LED17/NW PSU CFW L600	911401824881	17	1 700	4 000	20 000	598 x 35,5 x 44,5
WT035C LED34/NW PSU CFW L1200	911401824981	34	3 400	4 000	20 000	1198 x 35,5 x 44,5
WT035C LED52/NW PSU CFW L1500	911401825081	52	5 200	4 000	20 000	1498 x 35,5 x 44,5

Essential WT045



Економічне світлодіодне рішення
для внутрішнього і зовнішнього освітлення,
що створює більш світлий і безпечний простір.

Основні особливості та переваги:

- Ефективність системи 80 лм/Вт — заощадження енергії на 45% порівняно з традиційними джерелами світла
- Корпус виготовлений з полікарбонату, стійкого до УФ-випромінювання і пожовтіння
- Ідеально підходить для освітлення коридорів, вхідних зон будинків, приватних ділянок, платформ, сходів, житлових та промислових приміщень
- Без пульсації

Гарантія 2 роки	T, min -20 °C	T, max +35 °C	20 000 годин	IP54	IK06	CRI80
--------------------	------------------	------------------	-----------------	------	------	-------

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Розміри (ДхШхГ), мм
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	911401735852	12	960	4 000	Ø170 x 50
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 MDU	911401814782	12	960	4 000	Ø170 x 50
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 MDU OVL	911401815182	12	960	4 000	205x105x54
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 OVL	911401814982	12	960	4 000	205x105x54
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 SQ	911401826182	12	960	4 000	160x160x50
WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 OVL	911401815082	18	1 440	4 000	260x135x58
WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 SQ	911401826282	18	1 440	4 000	190x190x55
WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 MDU OVL	911401815282	18	1 440	4 000	260x135x58
WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	911401735872	20	1 600	4 000	Ø200 x 55
WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 MDU	911401814882	20	1 600	4 000	Ø200 x 55

Гарантія 2 роки	T, min -20 °C	T, max +35 °C	IP65	IK06	CRI80
--------------------	------------------	------------------	------	------	-------

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, год.	Розміри (ДхГ), мм
WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	911401735842	12	960	4 000 (NW)	20 000	Ø170x76
WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	911401735862	20	1 600	4 000 (NW)	20 000	Ø220x88

Essential BVP150



Світлодіодний прожектор заливаючого світла,
заміна потужних прожекторів з газорозрядними лампами
до 150 Вт і з галогенними лампами – до 500 Вт.

Основні особливості і переваги:

- Кращий тепловідвід завдяки литому алюмінієвому корпусу
- Енергоефективність 85 лм / Вт
- Широкий діапазон потужностей 10–200 Вт
- Захист від стрибків напруги до 2кВ
- Попередньо встановлений провід

Сфера застосування:

- фасади
- парковки
- рекламні поверхні
- охоронне освітлення

Гарантія
2 роки

IP65

IK06

T, min
-40 °C

T, max
+50 °C

20 000
годин

CR180

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Розміри (Д x Ш x В), мм
BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE	911401732322	10	850	3 000	115 x 92 x 28
BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE	911401732332	10	850	4 000	115 x 92 x 28
BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	911401732342	10	850	6 500	115 x 92 x 28
BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE	911401732352	20	1 700	3 000	140 x 110 x 28
BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE	911401732382	30	2 550	3 000	170 x 130 x 29
BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE	911401732392	30	2 550	4 000	170 x 130 x 29
BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	911401732402	30	2 550	6 500	170 x 130 x 29
BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE	911401732412	50	4 250	3 000	200 x 145 x 33
BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE	911401732422	30	4 250	4 000	200 x 145 x 33
BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE	911401732432	50	4 250	6 500	200 x 145 x 33
BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE	911401732442	30	5 950	3 000	245 x 185 x 36
BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE	911401732452	70	5 950	4 000	245 x 185 x 36
BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	911401732462	70	5 950	6 500	245 x 185 x 36
BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE	911401732472	100	8 000	3 000	290 x 43 x 280
BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE	911401732482	100	8 500	4 000	290 x 43 x 280
BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CE	911401732502	150	12 000	3 000	350 x 51 x 328
BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CE	911401732512	150	12 750	4 000	350 x 51 x 328
BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CE	911401732522	150	12 750	6 500	350 x 51 x 328
BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CE	911401732532	200	16 000	3 000	395 x 60 x 370
BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CE	911401732542	200	17 000	4 000	395 x 60 x 370
BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE	911401732552	200	17 000	6 500	395 x 60 x 370

Essential BVP150 MDU



Світлодіодний прожектор із вбудованим датчиком руху, датчиком освітленості та можливістю налаштування їх чутливості, що забезпечує видатний рівень економії, комфорту та безпеки.

Основні особливості та переваги:

- Захист від стрибків напруги до 1-2 кВ
- Розсіяне світло без засліплення і точок
- Безпечний корпус, без гострих країв
- Попередньо встановлений провід
- Датчик руху

Гарантія
2 роки

IP65

IK06

T, min
-25 °C

T, max
+50 °C

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розміри (Д x Ш x В), мм
BVP150 LED17/WW 20W SWB MDU CE	911401732852	20	1700	3000	20 000	150 x 165 x 47
BVP150 LED17/NW 20W SWB MDU CE	911401732862	20	1700	4000	20 000	150 x 165 x 47
BVP150 LED17/CW 20W SWB MDU CE	911401732872	20	1700	6500	20 000	150 x 165 x 47
BVP150 LED42/WW 50W SWB MDU CE	911401732912	50	4250	3000	20 000	200 x 194 x 45
BVP150 LED42/NW 50W SWB MDU CE	911401732922	50	4250	4000	20 000	200 x 194 x 45
BVP150 LED42/CW 50W SWB MDU CE	911401732932	50	4250	6500	20 000	200 x 194 x 45

ECO-Friendly LED Flood BVP156



Бюджетна заміна для звичайного галогенного прожектора.

Основні особливості і переваги:

- Використання при виробництві перероблених матеріалів (до 80%) зменшує негативний вплив на екологію
- Широкий діапазон потужностей: 30/50/100 Вт
- Міцний та легкий алюмінієвий корпус
- Доступні різні колірні температури: CW (6500 К), NW (4000 К) і WW (3000 К)
- Установлений кабель на бічній поверхні корпусу для зручного монтажу
- Спеціальні захисні кліпси запобігають випадінню скла, що робить прожектор більш вібростійким
- Зручне розташування сталевий скоби, з можливістю регулювання куту нахилу прожектора в широкому діапазоні

Гарантія
1 рік

IP65

IK06

T, min
-20 °C

T, max
+40 °C

15 000
годин

CR170

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Розміри (Д x Ш x В), см
BVP156 LED22/WW 220-240 30W WB	911401829481	30	2 200	3 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	911401828981	30	2 400	4 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	911401829381	30	2 400	6 500	16 x 14 x 3
BVP156 LED37/WW 220-240 50W WB	911401829681	50	3 700	3 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	911401829081	50	4 000	4 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	911401829581	50	4 000	6 500	18 x 15 x 3
BVP156 LED75/WW 220-240 100W WB	911401829881	100	7 500	3 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	911401829181	100	8 000	4 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	911401829781	100	8 000	6 500	26 x 21 x 4

SmartBright BVP151



Світлодіодний прожектор із асиметричною оптикою та високою світловіддачею. Надійна конструкція корпусу забезпечує високу вібростійкість та довгий строк служби.

Основні особливості та переваги:

- Литий алюмінієвий корпус із ребрами охолодження, що забезпечують механічну стійкість та краще відведення тепла від світлодіодів для створення оптимальних температурних умов їх роботи
- Світловіддача 100 Лм/Вт
- Асиметрична оптика з широким кутом розсіювання (40°x 80°)
- Попередньо встановлений на бокову поверхню корпусу кабель для зручного монтажу
- Збільшена товщина провідника кабелю (1,6 мм)
- Відповідність міжнародним стандартам якості IEC, ASNZS, CQC, CE, CB, EMC

Гарантія
3 роки

IP65

IK06

T, min
-25 °C

T, max
+40 °C

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розміри (Д x Ш x В), мм
BVP151 LED100 WW PSU 100W AWB CE	911401815980	100	10 000	3000	50 000	360 x 273 x 58
BVP151 LED100 NW PSU 100W AWB CE	911401816080	100	10 000	4000	50 000	360 x 273 x 58
BVP151 LED100 CW PSU 100W AWB CE	911401816180	100	10 000	6500	50 000	360 x 273 x 58
BVP151 LED150 WW PSU 150W AWB CE	911401816280	150	15 000	3000	50 000	430 x 335 x 60
BVP151 LED150 NW PSU 150W AWB CE	911401816380	150	15 000	4000	50 000	430 x 335 x 60
BVP151 LED150 CW PSU 150W AWB CE	911401816480	150	15 000	6500	50 000	430 x 335 x 60
BVP151 LED200 WW PSU 200W AWB CE	911401816580	200	20 000	3000	50 000	491 x 378 x 60
BVP151 LED200 NW PSU 200W AWB CE	911401816680	200	20 000	4000	50 000	491 x 378 x 60
BVP151 LED200 CW PSU 200W AWB CE	911401816780	200	20 000	6500	50 000	491 x 378 x 60

SmartBright прожектор ST031T



Однофазний світлодіодний прожектор на шинопровід є енергоефективним рішенням для освітлення сучасних магазинів.

Основні переваги:

- Дизайн оптики дозволяє краще управляти світловим пучком
- Доступна широка оптика WB (36 °)
- Просте встановлення і легке використання
- Надійність і якість
- Доступні два кольори корпусу: чорний і білий
- Трекова система RCS180: три кольори корпусу, два варіанти довжини
- Відповідає міжнародним стандартам якості IEC, CE, CB, EMC

Гарантія
2 роки

IP20

IK02

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розміри (Д x Ш x В), мм
ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB WH GM	911401873180	21	2 000	4 000	30 000	90 x 100 x 285
ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB BK GM	911401874180	21	2 000	4 000	30 000	90 x 100 x 285
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB WH GM	911401873780	33	3 000	4 000	30 000	120 x 120 x 300
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB BK GM	911401874780	33	3 000	4 000	30 000	120 x 120 x 300

Однофазний шинопровід RCS180



Основні особливості і переваги:

- Висока якість матеріалу
- Фарба на металевій основі забезпечить стильний зовнішній вигляд протягом усього терміну служби
- Доступні два кольори корпусу: чорний і білий
- Доступні дві довжини: 1 і 2 метри
- Просте встановлення і легке використання
- Комплект прямого підключення до мережі у комплекті
- За допомогою сполучних аксесуарів можна створити унікальний функціональний дизайн
- Ідеальне поєднання з однофазними прожекторами серії ST031T

Аксесуар	Код замовлення
Шинопровід однофазний RCS180 1C L1000 BK	911401560161
Шинопровід однофазний RCS180 1C L1000 WH	911401560061
Шинопровід однофазний RCS180 1C L2000 BK	911401560361
Шинопровід однофазний RCS180 1C L2000 WH	911401560261

З'єднувальний аксесуар	Код замовлення
ZCS180 1C ICP BK	911401560561
ZCS180 1C ICP WH	911401560461
ZCS180 1C LCP BK	911401560761
ZCS180 1C LCP WH	911401560661
ZCS180 1C TCP BK	911401560961
ZCS180 1C TCP WH	911401560861

SmartBright BY235 G2



Світлодіодний світильник завдяки вибору оптики з широким (90°) або вузьким (60°) світловим пучком може застосовуватися у прольотах різної висоти. Використовується для промислових підприємств: заводи, склади, лінії складання, цехи. А також для внутрішнього освітлення приміщень, таких як торгові центри, склади та аеропорти тощо. Висота між поверхнею світильника та землею повинна бути більше 5 м; висота між основою світильника та монтажною поверхнею повинна бути більше 0,3 м.

Основні особливості і переваги:

- Висока надійність - литий металевий корпус і ефективний тепловідвід
- Енергоефективне рішення - 115 лм / Вт
- Універсальне встановлення - підвісний монтаж на гак або трубу (набір для монтажу в комплекті), також доступний монтаж на скобу (скоба замовляється окремо)
- Захист від стрибків напруги (4 кВ) забезпечує безперебійну роботу світильника навіть в екстремальних умовах (діапазон робочих температур -20 ... + 45 °C)

Гарантія
3 роки

Колірна
температура
4000 K

IP40

30 000
годин

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Світловий пучок	Розмір, (мм)
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU NB RU	911401845081	100	11 500	Вузький (NB)	290 x 100
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU WB RU	911401845181	100	11 500	Широкий (WB)	290 x 100
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU NB RU	911401845281	150	17 250	Вузький (NB)	350 x 100
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU WB RU	911401845381	150	17 250	Широкий (WB)	350 x 100
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU NB RU	911401845481	200	23 000	Вузький (NB)	420 x 110
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU WB RU	911401845581	200	23 000	Широкий (WB)	420 x 110

Акcesуар	Код замовлення
Скоба для 100Вт BY628Z Bracket LED150	911401860781
Скоба для 150Вт BY628Z Bracket LED225	911401860881
Скоба для 200Вт BY628Z Bracket LED300	911401860981

Ландшафтне та вуличне освітлення



Coreline Malaga LED BRP101, BRP102



Нове сімейство світлодіодних світильників для освітлення доріг загального призначення, житлових зон і міських вулиць. Висока ефективність та строк служби світильника дозволяють мінімізувати витрати на електроенергію та обслуговування, а зручне кріплення до опори значно спрощує встановлення.

Основні особливості та переваги:

- Варіанти корпусу розроблені для заміни найбільш популярних версій лампових світильників
- Міцний литий алюмінієвий корпус та загартоване скло
- Ефективність системи до 118 лм / Вт
- Монтаж — шпiгот (діаметр 42–60 мм)
- Захист від стрибків напруги до 4 кВ

Гарантія
5 років

IP65

IK08


T, min
-30 °C

T, max
+35 °C

CRI70

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби, годин
BRP101 LED37/740 DM 42-60A	910925865339	30	3 050	4 000	100 000
BRP102 LED55/740 DM 42-60A	910925865341	39	4 600	4 000	100 000
BRP102 LED75/740 DM 42-60A	910925865343	57	6 100	4 000	100 000
BRP102 LED110/740 DM 42-60A	910925865345	83	9 000	4 000	100 000

SmartBright BRP121



Дорожній світильник
з бездоганим дизайном
і чудовим естетичним виглядом

Основні особливості і переваги:

- Широкий діапазон потужностей: 20/40/50/60/80 Вт
- Спеціальна дорожня оптика забезпечує рівномірність освітлення дороги та відстаність темних плям
- За рахунок наявності поворотного механізму кріплення, є можливість регулювання у широкому діапазоні кута розміщення світильника відносно опори
- Високоякісний корпус з алюмінієвого лиття
- Захист від стрибків напруги до 4 кВ
- Енергоефективний світильник зі світловіддачею 130 лм/Вт

Гарантія
3 роки

IP65

IK08

30 000
годин

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °C, годин	Розмір (Д x Ш x В), (мм)
BRP121 LED26/NW 20W 220-240V GM	911401824882	20	2 600	4 000	30 000	340 x 121 x 35
BRP121 LED52/NW 40W 220-240V GM	911401824982	40	5 200	4 000	30 000	370 x 135 x 35
BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM	911401825082	50	6 500	4 000	30 000	370 x 135 x 35
BRP121 LED78/NW 60W 220-240V GM	911401825182	60	7 800	4 000	30 000	390 x 145 x 35
BRP121 LED97/NW 80W 220-240V GM	911401825282	80	9 700	4 000	30 000	420 x 145 x 35

SmartBright Bollard BCP21X-31X



BCP31X - Циліндр (Cyl)



BCP21X - Квадрат (Rec)

Основні особливості і переваги:

- Корпус із литого екструдованого алюмінію забезпечує механічну міцність та ефективне відведення тепла від світлодіодів
- Вологозахищений роз'єм-коннектор із класом IP67
- Електрофорезне покриття надає стійкості до будь-яких погодних умов
- Розсіювач виконано з полікарбонату, стійкого до пожовтіння і вигорання

Гарантія
3 роки

IP65

IK06

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Строк служби L70B50@25 °С, годин	Розмір (ДхШхВ) (мм)
BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755232	13	1000	3000	50 000	130 x 130 x 450, основа 180 x 180
BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755242	13	1000	3000	50 000	130 x 130 x 600, основа 180 x 180
BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755252	13	1000	3000	50 000	130 x 130 x 1 200, основа 180 x 180
BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755262	15	760	3000	50 000	Ш120 x В300, основа Ø160
BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755272	15	760	3000	50 000	Ш120 x В600, основа Ø160
BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755282	15	760	3000	50 000	Ш120 x В1 200, основа Ø160

Essential SmartBright LED BGP150



Вуличний світильник

Основні особливості і переваги:

- 20 ° / 45 ° кут світлорозподілу (WW / NW), 35 ° для зеленого світла.
- Професійний дизайн і яскравий світловий ефект
- Доступні різні колірні температури: G (зелений), NW (4000 K) і WW (3000 K)
- Компактний легкий корпус з литого алюмінію
- Просте встановлення
- Захист від стрибків напруги (до 2 кВ) для більшої надійності
- Вбудований драйвер з широким діапазоном вхідної напруги
- Спайкер (у комплекті) забезпечує швидкий монтаж у ґрунт

Гарантія
1 рік

IP65

IK06

T, min
-30 °C

T, max
+45 °C


15 000
годин

CR170


Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Розміри (Д x Ш x В), мм
BGP150 LED250/WW 3W 20D GM	911401755672	3	250	3 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED250/WW 3W 45D GM	911401755732	3	250	3 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED300/NW 3W 20D GM	911401755682	3	250	4 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED300/NW 3W 45D GM	911401755742	3	250	4 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED400/WW 6W 20D GM	911401755652	6	400	3 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED400/WW 6W 45D GM	911401755712	6	400	3 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED480/NW 6W 20D GM	911401755662	6	400	4 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED480/NW 6W 45D GM	911401755722	6	400	4 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED520/WW 8W 20D GM	911401755632	8	520	3 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED520/WW 8W 45D GM	911401755692	8	520	3 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED580/NW 8W 45D GM	911401755702	8	520	4 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED580/NW 8W 20D GM	911401755642	8	520	4 000	75 x 75 x 170
BGP150 LED G 8W 35D GM	911401755752	8	520	зелений колір	75 x 75 x 170

Конфігуратори та їх значення

BY235P LED100/NW PSU NB RU



RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU



	Значення	Опис
Колірні характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	740	CRI: >70, CCT: 4000 K
	WW	CCT: 3000 K
Оптика	NW	CCT: 4000 K
	CW	CCT: 6500 K
	DM	Середня дорожня оптика
	AWB	Асиметричний середній пучок
	SWB	Симетричний широкий пучок
Колір корпусу	NB	Вузький пучок
	WB	Широкий пучок
	WH	Білий
	GR/GREY	Сірий
	YELLOW	Жовтий
Розміри	RED	Червоний
	GREEN	Зелений
	SI	Сріблястий
	W60L60	Розмір корпусу Ш x Д: 597 x 597 мм
	L900/L1200/L1500	Довжина корпусу, округлена до 900/1200/1500 мм
Додаткові значення	PSU	Інтегрований нерегульований драйвер
	MDU	Інтегрований датчик руху
	OC	Office compliant (рекомендовано для використання у якості офісного освітлення, UGR<19)
	NOC	Non-office compliant, UGR>19
	CFW	Версія без пульсації
	SC	Страховальний трос

Піктограми та їх значення

IP66

Ступінь IP

T, min
-30 °C

Нижня межа робочої температури довкілля

CRI70

Індекс кольоропередачі

IK05

Клас ударостійкості

T, max
+45 °C

Верхня межа робочої температури довкілля

20 000 годин

Строк служби L70B50@25°C, годин

1 рік гарантія

Гарантія

Світлодіодні трубчасті лампи



Ecofit CRI 80



LED-лампа з одностороннім підключенням

Характеристики:

- Ефективність 100 лм / Вт
- CRI 80
- Надійний металевий цоколь
- Колірна температура 4000 К і 6500 К
- Безпечне одностороннє підключення
- Працює з ЕМПРА без перекомутації світильника

Гарантія
2 роки

15 000
год.

цоколь
G13

CRI80

Назва світильника	Код замовлення	Потужність Вт	Світловий потік лм	Колірна температура, К	Довжина, мм
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	929001276037	16	1 600	4 000	1 200
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	929001276137	16	1 600	6 500	1 200
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	929001276237	8	800	4 000	600
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	929001276337	8	800	6 500	600

LEDtube DE



LED-лампа з двостороннім підключенням

Характеристики:

- Ефективність 100 лм / Вт
- Кольори 4000 К і 6500 К
- CRI 73
- Вигідна ціна

Гарантія
2 роки

15 000
год.

цоколь
G13

CRI73

Назва світильника	Код замовлення	Потужність Вт	Світловий потік лм	Колірна температура, К	Довжина, мм
Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	929002375337	18	1 800	4 000	1 200
Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	929002375437	18	1 800	6 500	1 200
Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	929002375137	9	900	4 000	600
Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	929002375237	9	900	6 500	600

Світлодіодні лампи TrueForce для високих прольотів



В ряду новинок присутнє нове покоління ламп високої потужності для прямого підключення до мережі 220 Вт. Нові лампи для мережевого підключення працюють в діапазоні від 100 до 277 Вт, мають 5 років гарантії та строк служби 50 000 годин.

Назва ламп	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Регульована	Строк служби, годин	Код замовлення
TForce HB 140W E40 840 NB GM	140	20 000	4000	Ні	50	929002281608
TForce HB 140W E40 840 WB GM	140	20 000	4000	Ні	50	929002281708
TForce HB 140W E40 865 NB GM	140	20 000	6500	Ні	50	929002281808
TForce HB 140W E40 865 WB GM	140	20 000	6500	Ні	50	929002281908
TForce HB 160W E40 865 WB Sensor GM	140	25 000	4000	Ні	50	929002282108



Базові лампи з високим світловим потоком для побутового та професійного застосування на 25% ефективніші і дешевші. До 3 років гарантії. Корисний строк роботи до 25 000 годин.

Назва ламп	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Регульована	Строк служби, годин	Код замовлення
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	20	2 700	4 000	ні	25	929002405808
TForce Core HB MV ND 20W E27 865 G3	20	2 700	6 500	ні	25	929002405908
TForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3	24	3 200	4 000	ні	25	929002406108
TForce Core HB MV ND 24W E27 865 G3	24	3 200	6 500	ні	25	929002406208
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	30	4 000	4 000	ні	25	929002406408
TForce Core HB MV ND 30W E27 865 G3	30	4 000	6 500	ні	25	929002406508
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	35	5 000	4 000	ні	25	929002406708
TForce Core HB MV ND 35W E27 865 G3	35	5 000	6 500	ні	25	929002406808
TForce Core HB MV ND 55W E40 840 G3	55	7 000	4 000	ні	25	929002409408
TForce Core HB MV ND 55W E40 865 G3	55	7 000	6 500	ні	25	929002409608
TForce Core HB MV ND 65W E40 840 G3	65	9 000	4 000	ні	25	929002409708
TForce Core HB MV ND 65W E40 865 G3	65	9 000	6 500	ні	25	929002409908

