



Tira LED delgada que ofrece una luz de alta calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de la luz

Tira MASTER LED

Una familia completa que ofrece una luz de excelente calidad con gran uniformidad y seguridad. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cinco paquetes de lúmenes/potencia y cuatro CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.

Beneficios

- Calidad de luz superior: excelente reproducción cromática y muy buena consistencia del color
- Amplia gama de productos: variedad de combinaciones de lúmenes/potencia y CCT para dar respuesta a distintas aplicaciones.
- Instalación sencilla: el diseño compacto garantiza el ajuste en espacios reducidos.

Características

- Calidad de luz superior: IRC 90, SDCM 3
- Gama de productos completa: opciones de 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6500 K
- Alta eficiencia para ahorro energético: 120 lm/W
- Baja tensión CC 24 V que ofrece una gran seguridad 60.000 horas de vida útil

Tira MASTER LED

Aplicaciones

- Comercios
- Hostelería
- Oficinas

Versions



Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Nivel máximo de regulación	10%-ELV

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico	IK00
Código de protección de entrada	IP20

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada	24 V
--------------------	------

Información general

Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase III
Controlador incluido	No
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s

Rendimiento inicial (conforme con IEC)



Índice de reproducción cromática	80
Flujo lumínico inicial	0 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%



Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Potencia de entrada inicial
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	(0.4578, 0.4101) 3SDCM	2700 K	94,00 lm/W	19 W
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	(0.4338, 0.403) 3SDCM	3000 K	94,00 lm/W	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	(0.3818, 0.3797) 3SDCM	4000 K	100,00 lm/W	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	(0.3090, 0.3230) 3SDCM	6500 K	100,00 lm/W	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	(0.4578, 0.4101) 3SDCM	2700 K	108,00 lm/W	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	(0.4338, 0.403) 3SDCM	3000 K	108,00 lm/W	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	(0.3818, 0.3797) 3SDCM	4000 K	120,00 lm/W	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	(0.3090, 0.3230) 3SDCM	6500 K	114,00 lm/W	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	(0.4578, 0.4101) 3SDCM	2700 K	108,00 lm/W	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	(0.4338, 0.403) 3SDCM	3000 K	108,00 lm/W	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	(0.3818, 0.3797) 3SDCM	4000 K	120,00 lm/W	52 W

Tira MASTER LED

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Potencia de entrada inicial
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	(0.3090, 0.3230) 3SDCM	6500 K	116,00 lm/W	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	(0.4578, 0.4101) 3SDCM	2700 K	110,00 lm/W	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	(0.4338, 0.403) 3SDCM	3000 K	110,00 lm/W	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	(0.3818, 0.3797) 3SDCM	4000 K	120,00 lm/W	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	(0.3090, 0.3230) 3SDCM	6500 K	120,00 lm/W	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	(0.4578, 0.4101) 3SDCM	2700 K	112,00 lm/W	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	(0.4338, 0.403) 3SDCM	3000 K	112,00 lm/W	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	(0.3818, 0.3797) 3SDCM	4000 K	117,00 lm/W	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	(0.3090, 0.3230) 3SDCM	6500 K	115,00 lm/W	81 W





Tira MASTER LED

