

**PHILIPS**

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Philips produktlansering Mars 2022

innovation ✨ you

# Innehåll

- [Armaturer](#)
- [Ljuskällor](#)
- [Ladda ner vår produktkatalog armaturer](#)
- [Ladda ner vår produktkatalog ljuskällor](#)
- [Ladda ner vår 3D katalog](#)
- [Ladda ner vår InterAct Pro katalog](#)
- [Ladda ner vår Pacific LED katalog](#)
- [Ladda ner vår Konverterings flyers](#)
- [Kontakta oss](#)



Armaturer

# Det här är de nya armaturerna som lanseras 1 mars

[3D-printade Greenspace Downlights](#)



[CoreLine Recessed](#)



[CoreLine Surface](#)



[Pacific LED gen5](#)



[CoreLine Highbay Value](#)



[CoreLine Highbay Interact Ready](#)



[Ledinaire Downlight](#)



# Philips 3D-printade Greenspace Downlights

Interact ready



Uppgraderad



Nu introducerar vi nya Interact Ready Greenspace Downlight med nytt drivdon. Uppdateringen möjliggör kommunikation via Bluetooth direkt mellan armatur och smartphone genom Interact Pro-systemet.

Vi fortsätter att använda Zigbee för trådlös kommunikation mellan armaturer, sensorer & brytare.

Håll utkik efter "WIA" i armaturernas produktnamn!

Local code	12:Nc	Material name
7475619	910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C
7475620	910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C
7475621	910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C
7475622	910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C
7475623	910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C
7475624	910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C
7475625	910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C
7475626	910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C
7475627	910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C
7475628	910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C
7475629	910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C
7475640	910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C
7475641	910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P
7475642	910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P
7475643	910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P
7475644	910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P
7475645	910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH P
7475646	910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH P

## Specifikationer

- Effektivitet: Upp till 130 lm/W
- Diameter (Cutout): 200 mm
- Versioner: Anti-bländningsring, IP54-varianter
- Ljusstyrka: Upp till 2000 lm
- Livstid: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år



# 3D-Printade Greenspace Downlights – Ny Dali-benämning

- Signify använder protokoll från DiiA – Digital Illumination Interface Alliance.
- DiiA benämner och uppdaterar specifikationerna som definierar DALI-funktioner, och bygger på den internationella standarden IEC 62386.
- Den nya benämningen för Greenspace Downlights kommer bli DIA istället för DALI.
- DIA = DALI Dimming Interact. Systemet är redo Interact Wired (inte Interact Pro)



## Dagens benämning

912500100517 | DN460B LED11S/840 PSD-VLC-E C WH P

## Framtida benämning

910505102035 | DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

DALI-funktion



Dali Interact Ready för Interact Retail-system

# Philips CoreLine Recessed Interact Ready

interact  
ready.



Local code	12:Nc	Material name
7019899	911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3
7019900	911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3
7019902	911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
7019903	911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC
7019901	911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

Uppgraderad



Nu introducerar vi uppgraderade Interact Ready CoreLine Recessed. Armaturen får nytt trådlöst drivdon som möjliggör direktkontakt mellan armature och smartphone via Interact Pro-systemet. Kommunikationen mellan armatur och trådlösa sensorer/brytare är fortsatt Zigbee.

Armaturen får en ny drivdonsbenämning: WIA

## Specifikationer:

- Effektivitet: 140 lm/W
- Storlekar: 60 x 60 cm och 30 x 120 cm
- Bländningstal: UGR < 19
- Färgtemperatur: 3000 & 4000 K
- Ljusstyrka: Upp till 4300 lm
- Version: Infälld
- Installering: Snabbanslutning i standard- och Wieland-utförande
- Livstid: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år

# Philips CoreLine Surface

## Interact ready

Uppgraderad



Nu introducerar vi uppgraderade Interact Ready CoreLine Surface .  
 Armaturen får nytt trådlöst drivdon som möjliggör direktkontakt mellan armature och smartphone via Interact Pro-systemet  
 Kommunikationen mellan armatur och trådlösa sensorer/brytare är fortsatt Zigbee  
 Armaturen får en ny drivdonsbenämning: WIA

### Specifications

- Effektivitet: 140 lm/W
- Storlekar: 20 x 120 cm & 20 x 150 cm
- Bländningstal: UGR < 19
- Färgtemperatur: 3000 & 4000 K
- Ljusstyrka: 4300 lm
- Version: Ytmonterad
- Installering: Snabbkoppling
- Livstid: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år

Local code	12:Nc	Material name
7019904	911401867782	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3
7019905	911401867882	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3
7019906	911401896881	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC
7019907	911401896981	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC
7019908	911401897081	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC
7019909	911401897181	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC





# What are the differences between G2 and G3?

	CoreLine Rec/SM Gen 2	CoreLine Rec/SM Gen 3
Lifetime 50K hrs	L75	L80
Lumen packages	2700 & 3700	3000K: 2800/3400/4000 4000K: 3100/3700/4300
Lumen switch	No	Yes in PSD and PSU
Lm/W	Up to 123lm/W	4000K up to 140 Lm/W 3000K up to 130Lm/W
Quick connector	No	Yes
Other connectors	No	Yes, Wieland
Color	White	RAL 9003
Size	60x60/ 62x62/ 30x120/ 20x120	60x60/ 30x120/ 20x120/ 20x150
Accessories	N.a.	plaster ceiling mounting, surface mounting in square, Safety cable (integrated hooks), Leverage on CL Panel G4, suspended mounting
Sharp edges	Yes	No

# Philips Pacific LED gen5


Bäst i klassen – Waterproof

Uppgraderad

Robusta armaturer för industrilösningar som ställer höga krav på ljuskvalitet och förmåga att motstå tuffa miljöer. Skapad för bästa möjliga totala ägarkostnad. Nya Generation 5 behåller sin ikoniska design.

Armaturens höjd har anpassats för en mer modern look och känsla, men behåller samma fästen som Gen4-armaturerna.

Två versioner: **Pacific LED** (WT90C) för högsta prestanda & **Pacific LED Value** (WT75C) för hög kvalitet till ett lägre pris



## Specifications för Pacific LED (WT90C)

- Effektivitet: 160lm/W
- Ljusstyrka: Upp till 15000 lm
- Livstid: 100 000 timmar vid L80
- Färgtemperatur: 3000K & 4000K
- Längder: L700, L1200, L1800
- Optik: NB(HRO)/WB/VWB (PCO – Opal kupa för W1 2022)
- Installering : Push-in, Wago & Wieland
- Through Wiring: TW1/TW3/TC
- Kemisk resistans: Ja.
- Uppkoppling: Interact Ready

## Specifications för Value (WT75C)

- Effektivitet: 145lm/W
- Ljusstyrka: Upp till 10000 lm
- Livstid: 50 000 timmar vid L80
- Färgtemperatur: 3000K & 4000 K
- Längder: L1200, L1800
- Optik: NB(HRO)/WB/VWB (PCO – Opal kupa för W1 2022)
- Installering: Push-in
- Through wiring: TW1
- Kemisk resistans: Ja.
- Uppkoppling: Nej


# Pacific LED

## Förbättringar

Gen 4



Gen 5 - Performer



Effektivitet:  
Ljusstyrka  
Livstid

140 lm/W  
8000 lm  
70 000 timmar vid L70

160 lm/W  
15000 lm  
100 000 timmar vid L80



# Specifications

## Comparing Pacific LED gen5 with Pacific LED gen5 Value

	Pacific LED gen5 (WT490C)	Pacific LED gen5 value (WT475C)
Efficiency	160 lm/W	140 lm/W
Lifetime	100,000 hrs @L80	50,000 hrs @L80
Lumen output (lm)	2300/4200/6400/8000/10000/12000/150000	4200/6200/7200/10700
Optics	NB-HRO, WB, VWB, O(tube)	
Ta range	-25°C to 45°C	
Flicker value (Pst LM)	≤1	
Stroboscope effect value SVM	≤0.4	
Drivers	Non-dimmable, DALI-2, Interact	Non-dimmable, DALI-2
Connectivity (optional)	Interact ready	–
Emergency options <sup>1)</sup>	ELP3 Emergency lighting PRO (3h), ELD3 Emergency lighting DALI (3h), ELW3 Emergency lighting with Wireless Interface (3h)	ELB3 Emergency lighting Basic (3h)
Mounting bracket	Single piece mounting, same as gen4	
Signify ServiceTag <sup>2)</sup>	Yes	
Serviceability and Easy de-installation <sup>3)</sup>	Fully serviceable (Driver, LEDs, metal parts, tube)	

1) DALI and PRO Emergency Lighting enables self-test function, Emergency Lighting features LFP batteries with up to 6yrs lifetime

2) QR-based identification system, enabling unique identification of each luminaire

3) For details please refer to Service manual, available via Signify Service Tag app



# 6 reasons why Pacific LED gen5 is the right choice

Optimal performance for demanding environments

1. Water, dust and chemical resistant (IP66, IK08)
2. High uniformity, glare control and smooth light distribution
3. Highly energy efficient: up to 160 lm/W
4. Lifetime of up to 100,000 hours (L80)
5. Easy to install and maintain
6. Designed for the circular economy



## New options

**+** **New high output versions** (>8,000 lumen) enable a significant (up to 44%) reduction of luminaires and an improved energy efficacy up to 10% due to a higher lm/W value.\*

**+** **New length** (1,800 mm) for broader application opportunities.

\*Compared to Pacific gen4 LED80S version (or similar).

# Waterproofs värdestege

Värde & funktioner

interact ready.



## Pacific LED gen 5

Högsta kvalitet och prestanda  
Livstid: 100 000 timmar vid L80  
Effektivitet: 160 lm/W  
Ljusstyrka: Upp till 15 000 lumen  
PSU, PSD eller Dali. Olika optiska lösningar, TW Push-in, Wago & Wieland connector. Ansluter till Interact Pro.

## Pacific LED gen 5 – Value

Hög kvalitet med utmärkt optiska lösningar  
Livstid: 50 000 timmar vid L80  
Effektivitet: 145 lm/W  
Ljusstyrka: Upp till 10 000 lm  
Drivdon och optik: PSU eller PSD, brett urval av optik



interact ready.



## CoreLine

Flexibel installering – Uppkopplad armatur  
Livstid – 50 000 timmar vid L70  
Effektivitet: 140 lm/wW  
Optik: WB och PCO (Opal)  
Through-Wiring TW3

## Ledinaire

Integrerad rörelsesensor, bra värde för pengarna  
Livstid: 50 000 timmar vid L70  
Effektivitet: 120 lm/W  
IP66, Through-Wiring TW1 (3-pol)



## Budgetalternativ

Livstid: 20 000 timmar vid L70  
Effektivitet: 90 lm/W



Prestanda

# Philips Pacific LED gen5



Local code	12:Nc	Material name
7216362	910925868248	WT475C LED42S/840 PSU WB L1200
7216363	910925868269	WT475C LED42S/840 PSD WB L1200
7216364	910925868270	WT475C LED72S/840 PSU NB-HRO L1200
7216365	910925868271	WT475C LED72S/840 PSD NB-HRO L1200
7216366	910925868272	WT475C LED72S/840 PSU WB TW1 L1200
7216367	910925868273	WT475C LED72S/840 PSU WB ELB3 L1200
7216368	910925868274	WT475C LED72S/840 PSD WB L1200
7216370	910925868275	WT475C LED72S/840 PSD WB TW1 L1200
7216371	910925868276	WT475C LED72S/840 PSD WB ELB3 L1200
7216372	910925868277	WT475C LED72S/840 PSU VWB L1200
7216374	910925868278	WT475C LED72S/840 PSU VWB TW1 L1200
7216375	910925868279	WT475C LED72S/840 PSD VWB L1200
7216376	910925868280	WT475C LED72S/840 PSD VWB TW1 L1200
7216378	910925868281	WT475C LED62S/840 PSU NB-HRO L1800
7216379	910925868282	WT475C LED62S/840 PSD NB-HRO L1800
7216380	910925868283	WT475C LED62S/840 PSD WB L1800
7216565	910925868284	WT475C LED62S/840 PSU VWB L1800
7216566	910925868285	WT475C LED62S/840 PSD VWB L1800
7216567	910925868286	WT475C LED107S/840 PSD WB L1800
7216568	910925868296	WT475C LED72S/840 PSU WB L1200
7216569	910925868297	WT475C LED62S/840 PSU WB L1800
7216570	910925868298	WT475C LED107S/840 PSU WB L1800

Local code	12:Nc	Material name
7216814	910925867703	WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700
7216815	910925867704	WT490C LED42S/840 PSD WB PI5 L1200
7216586	910925867705	WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200
7216581	910925867706	WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200
7216589	910925867707	WT490C LED64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200
7216590	910925867708	WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200
7216583	910925867712	WT490C LED64S/840 PSD WB PI5 L1200
7216584	910925867713	WT490C LED64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200
7216585	910925867714	WT490C LED64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200
7216587	910925867717	WT490C LED64S/840 PSU VWB PI5L1200
7216582	910925867718	WT490C LED64S/840 PSD VWB PI5L1200
7216598	910925867719	WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200
7216592	910925867720	WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200
7216602	910925867721	WT490C LED80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200
7216603	910925867722	WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200
7216595	910925867725	WT490C LED80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200
7216596	910925867726	WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200
7216816	910925867728	WT490C LED80S/840 PSU VWB PI5 L1200
7216571	910925867730	WT490C LED100S/840 PSD WB PI5 L1200
7216599	910925867731	WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800
7216593	910925867732	WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800
7216604	910925867733	WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800
7216594	910925867735	WT490C LED80S/840 PSD WB PI5 L1800
7216597	910925867736	WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800
7216817	910925867738	WT490C LED80S/840 PSU VWB PI5 L1800
7216572	910925867740	WT490C LED100S/840 PSD WB PI5 L1800
7216575	910925867741	WT490C LED120S/840 PSD WB PI5 L1800
7216577	910925867742	WT490C LED150S/840 PSD WB PI5 L1800
7216818	910925868287	WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700
7216580	910925868288	WT490C LED42S/840 PSU WB PI5 L1200
7216588	910925868289	WT490C LED64S/840 PSU WB PI5 L1200
7216600	910925868290	WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1200
7216573	910925868291	WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1200
7216601	910925868292	WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1800
7216574	910925868293	WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1800
7216576	910925868294	WT490C LED120S/840 PSU WB PI5 L1800
7216578	910925868295	WT490C LED150S/840 PSU WB PI5 L1800
7216579	910925868509	WT490C LED42S/840 PSD VWB PI5 L1200
7216591	910925868514	WT490C LED64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200
7216605	910925868515	WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200
7216606	910925868516	WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800

# Philips CoreLine Höghöjdsarmatur

## Interact Ready

Uppgraderad



Vi introducerar nu uppgraderade Interact Ready CoreLine Highbay, armaturer som kan anslutas till Interact Pro och dess skalbara system.

Benämning: H4

### Specifikationer

- Effektivitet: Upp till 145 lm/W
- Lumen output: 10 000, 20 000 & 25 000 lm
- Optik: Bred- (Wide Beam) och smalstrålande (Narrow Beam)
- Livstid: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år

Local code	12:Nc	Material name
7216608	911401507681	BY120P G4 LED100S/840 SRD NB H4
7216609	911401507881	BY120P G4 LED100S/840 SRD WB H4
7216610	911401507781	BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4
7216611	911401507981	BY121P G4 LED200S/840 SRD WB H4
7216612	911401531481	BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4
7216613	911401531581	BY122P G4 LED250S/840 SRD WB H4



# Philips CoreLine Höghöjdsarmatur Value

## Lättinstallerad och kvalitetsarmatur



CoreLine Highbay Value är det självklara valet för mindre projekt med strikt budget. Armaturen erbjuder enkel installering tack vare den smidiga upphängningen, och reflektorer bidrar till minskad bländning.

### Specifikationer

- Effektivitet: 140 lm/W
- Färgtemperatur: 4000 K
- Lumen: 10500, 20500 & 25500 lm
- Installering: Upphängning i kedja
- Ljusstråle: Widebeam och reflektorer för minskad bländning
- IP-rating: IP65
- Livstid: L70, 50 000 timmar
- Garanti: 5 år

Local code	12:Nc	Material name
7216673	911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB
7216674	911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB
7216675	911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB
7216676	911401676807	BY100Z BR L215
7216677	911401677107	BY101Z ALU
7216678	911401677207	BY102Z ALU

# Product specification





	<b>CoreLine High-bay Value BY100P / BY101P / BY102P</b>
Installation	Suspension (hook included in the box)
Lumen	10,500 / 20,500 / 25,500 lm
CCT	4000K
Efficacy	Up to 140 lm/W
Beam	WB (controlled beam)
Driver	PSU
CRI	>80
IP	IP65
IK	IK06
SDCM	<5
Safety class	Class I
Power factory	< 0.9
Life time	50,000khrs L70
Operating Temperature	-20°C to 45°C
Housing	Aluminum die-casting
Housing color	Grey – same as CoreLine Highbay G4
Warranty	5 years



\* Timing depends on the chosen scenario

# Family differentiation High-bay

	Ledinaire G2	CoreLine Value	CoreLine Gen4	GentleSpace Gen3
				
<b>Product designations</b>	BY020P	BY100P	BY120P	BY480P
<b>Luminous flux</b>	10,500 / 20,500 lm	10,500/20,500/25,500 lm	10,500/20,500/25,500 lm	13,000 / 17,000 lm 25,000 / 35,000 lm
<b>Efficacy</b>	Up to 120 lm/W	Up to 140 lm/W	Up to 150 lm/W	Up to 174 lm/W
<b>IP / IK rating</b>	IP65 / IK06	IP65/IK06	IP65 / IK08	IK65 / IK08
<b>Driver options</b>	PSU (driver on board)	PSU	PSU / PSD	PSU / PSD
<b>System ready</b>	-	-	Interact Pro	GreenWareHouse / Interact Industry
<b>Optics</b>	WB	WB	WB / NB	NB / MB / WB / HRO / XNB
<b>Lifetime</b>	50k hrs L65	50k hrs L70	50k hrs L80	100k hrs L80

# Höghöjdsarmatur värdestege



Pris &  
funktion

interact  
ready.



## Gentlespace Högkvalitetsarmatur med omfattande funktionalitet

- SWP, CLII, dammskydd, bollsäker, XT & Atex-versioner
- Vajerupphängning eller monteringsfäste
- Livstid: L80, 100 000 timmar
- Optik: XNB, NB, WB, HRO
- Lumen: Dimbar upp till 35 000 lm
- Effektivitet: 174 lm/W

interact  
ready.



## Coreline Highbay Lättinstallerad högkvalitetsarmatur

- Livstid: L70/L80, 50 000/70 000 timmar
- Optik: WB/NB
- Lumen: 10500, 20500 & 25500 lm
- Effektivitet: 150 lm/W



## Coreline Highbay Value Lättinstallerad kvalitetsarmatur

- Livstid: L70, 50 000 timmar
- Optik: WB; reflektorer för bländskydd
- Lumen: 10500, 20500 & 25500 lm
- Effektivitet: 140 lm/W



## Ledinaire Highbay Prisvärd budgetarmatur

- Livstid: L65, 50 000 timmar
- Optik: WB/MB
- Lumen: 10500 & 20500 lm
- Effektivitet: 120 lm/W

Prestanda

# Philips Ledinaire Downlight

Vår nya, prisvärda budgetarmatur

Uppgraderad



Den ideala lösningen för installatörer och kunder som söker en driftsäker downlight till ett bra pris.

## Specifikationer

- Effektivitet: 100 lm/W
- Lumen: 1200 & 2400 lm
- Diameter: 150 & 200 mm
- CCT: 3000/4000 K
- Livstid: L65, 50 000 timmar
- Garanti: 3 år

Local code	12:Nc	Material name
7475480	929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU
7475481	929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
7475474	929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
7475475	929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

# Comparison with last generation

*An ideal solution for installers and customers who expect better light experience with reduced glare and light source invisible (deep recessed in the luminaire) but still delivery sufficient lux.*

## DN060 Vs DN070

	DN060B	DN070	Remarks
Lumen output	800lm, 1800lm	<b>1200lm, 2400lm</b>	<b>Higher lumen w. same cutout</b>
Cutout sizes	D150, D200	D150, D200	
System power	9W, 18W	<b>12W, 24W</b>	
System efficacy Ave.	90~100 lm/W	<b>100lm/W</b>	<b>More energy saving</b>
CCT	3000K / 4000K	3000 / 4000K	
Form factor	Recess light source (w. integrated driver)	Deep recess light source (w. external driver)	<b>Invisible light source increasing comfort</b>
Shielding angle	15°	30°	<b>Less glaring with more visual comfort</b>
PF	0.9	0.9	
IP rating	IP20 (IP44 front)	<b>IP20 ( IP54 front )</b>	<b>Better ingress protection</b>
Dimension (Dia x H)	173 x 100; 233 x 120	170 x 82; 225 x 100	<b>More compact design</b>
Lifetime	50,000hours L65 Ta 25°C	50,000hours L65 Ta 25°C	



# Downlights värdestege



Pris



## Luxspace Downlight

### Energieffektiv, multifunktionell, fleranslutning

- Effektivitet: Bäst i klassen. Upp till 149 lm/W
- Livslängd: L90, 50 000 timmar
- Bländning: UGR<19 & UGR<22
- Struktur: Rund mini, rund kompakt, fyrkant
- Fäste: Inbyggt & ytmonterat
- Anslutning: Konfigurerbar för både Interact Office och Interact Pro
- Livstid: L90, 50 000 timmar
- Garanti: 5 years



## 3D Printed Greenspace Downlight

### Konfigurerbar downlight, anpassad för cirkulär ekonomi

- Cirkulär ekonomi: Återvinningsbar plast istället för metallhus
- Installering: Ökad flexibilitet med fler anslutningsmöjligheter
- Diameter: Flexibelt mellan 150-280 mm
- Livstid: L80, 50 000 timmar
- Garanti: 5 år



## CoreLine Downlight & Slimdownlight

### Allmän kontorsbelysning

- Effektivitet: Upp till 115 lm/W
- Lumen: 1000 & 2000 lm
- Diameter: 150 & 200 mm
- Livstid: L70, 50 000 timmar
- Garanti: 5 år



## Ledinaire Downlight Budget-downlight

- Effektivitet: 100 lm/W
- Lumen: 1200 & 2400 lm
- Diameter: 150 & 200 mm
- Livstid: L65, 50 000 timmar
- Garanti: 3 år



## Ledinaire SlimDownlight Budget-downlight

- Effektivitet: 90 lm/W
- Färgtemperatur: CCT 3000/4000/6500K
- Diameter: 150 & 200 mm
- Livstid: L65, 50 000 timmar
- Garanti: 3 år

Prestanda

# Philips Coreline Malaga ZRP100 ställbart stolpfäste

## För CoreLine Malaga LED



ZRP100 bräddar monteringsmöjligheterna för CoreLine Malaga LED.

Stolpfästet är roterbar i steg om 5 grader, vilket ger full rörlighet mellan -45 till +15 grader. Accessoaren är skapad för CoreLine Malaga LED, och passar poler upp till 60 mm i diameter.

### Specifikationer

- Material: Aluminum, ADC1
- Dimensioner: 48-60 mm diameter, passar till CoreLine Malaga
- Lutning: -45 till +15 grader i steg om 5 grader
- Förpackning: Kartonglåda, enkel förpackning
- Övrigt: Färgval och inlopp för 32-42 mm adapters via ETO
- Vikt: 1,10 kg

Local code	12:Nc	Material name
7771810	910925868646	CoreLine Malaga LED small ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH





# LED-ljuskällor

# Det här är de nya ljuskällorna som lanseras 1 mars

[Master LED-rör HF UO T5](#)



[Master Ultra Efficient LED-lampa](#)



[CorePro LED T25 Speciallampa](#)



[Master LED Dusk to Dawn](#)



[Master LED Sensor](#)



[CorePro LEDspot MR16](#)



[Master Value Dekorativ LEDbulb](#)



# Philips Master LED-rör HF UO T5

Nya HF UO T5 med superkompabilitet!



Uppgraderad



Philips MASTER LED-rör InstantFit T5 integrerar LED-ljuskällan med formen hos ett traditionellt ljusrör. Den unika designen skapar en uniform och stilren product som är omöjlig att särskilja från äldre rör. Produkten är således den perfekta lösningen för kunder som har höga krav på ljusstyrka och prestanda, och således vill maximera produktens värde under hela dess livstid. Höga energibesparingar, lång livstid. Idealt för miljöer som behöver spara energi – handel, industri, lager, skolor etc.

Förbättringar:

- Ny platform – från plast till glas
- Superkompabilitet: kompatibel med dimningsdon

Local code	12:Nc	Material name
8297723	929003153902	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
8297724	929003154002	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
8297725	929003154102	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

## Specifikationer

- Ljusstyrka upp till 5600 lm
- Effektivitet: 155 lm/W
- Färgtemperatur 3000/4000/6500 kelvin
- Effekt: 36 W (ersätter äldre 80W-rör)
- Kompatibel med dimningsdon
- Livstid: 60 000 timmar

# Philips Master Ultra Efficient LED-lampa

Ultraeffektiv ljuskälla i traditionell form



Sept 1st Class	Sept 1st Lm/w
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Nya ultraeffektiva Philips LEDbulb reducerar energikonsumtionen och gör utbytescykeln längre.

Teknologiska genombrott:

- Effektivitet på hela 210lm/W
- 60-procentig förbättring jämfört med traditionella glödlampor

## Specifikationer

- A-märkt
- Ersätter 40/60W
- 210 lm/W
- 50 000 timmars livstid
- Klar design
- 3000/4000 kelvin
- CRI80
- A60
- E27-sockel
- Icke dimbar

Local code	12:Nc	Material name
8297714	929003066402	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA
8297715	929003066502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA
8297716	929003066702	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
8297717	929003066802	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA



# Philips CorePro LED T25 Speciallampa

Förenklad installation – ökad effektivitet



LED-lampa för särskilda ändamål. Med en liten storlek så är denna ljuskälla anpassningsbar för speciella applikationer.

- LED ger stora energibesparingar
- Lång livstid
- Enkel installation
- Skapad för hem, hotel, handel

## Specifikationer

- Ersätter 15/25W
- 15 000 timmars livstid
- Frostad design
- Icke dimbar
- 2700 kelvin
- CRI 80
- T25-form
- E14-socket

Local code	12:Nc	Material name
8297711	929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
8297712	929001325802	Corepro LED T25 ND 3.2-25W E14 827

# Philips Master LED Dusk to Dawn

## Inbyggd ljussensor för bättre ljus användning



Philips Dusk to Dawn-lampa är utrustad med inbyggd ljussensor som automatiskt tänds när solen går ner, och släcker när den går upp – en funktion som gör lampan mycket energieffektiv. Den långa livstiden på 15 000 timmar minskar underhållskostnader betydligt, och lampan kan enkelt ersätta äldre ljuskällor i existerande armaturer och lamphållare. Ljuset slås omedelbart på med full styrka vid tändning.

**Användningsområden:** Säkerhetsbelysning, hotell/motell, vård- och sjukhem.

### Specifikationer

- Ersätter 60W
- Hög effektivitet (lm/W)
- 15 000 timmars livstid
- Frostad design
- Icke dimbar
- 2700/4000 kelvin
- CRI 80
- A60
- E27-sockel

Local code	12:Nc	Material name
8297718	929001383602	MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827
8297719	929001383732	MAS LED D2D ND 6.5-60W A60 E27 840

# Philips Master LED Sensor

## Omedelbar rörelseaktivering



Ett smart och energibesparande tillägg till hemmiljön. Den inbyggda rörelsesensorn upptäcker när du rör dig i närheten och tändes omedelbart, samt släcker när aktiviteten i utrymmet är låg.

- Utmärkt ljuskvalitet
- 90 graders sensorvinkel, vilket ger ett aktiveringsområde på 2 meter från ljuskällan
- Ersätter enkelt äldre ljuskällor i befintliga E27-socklar

**Användningsområden:** Hem- och rekreativmiljö, säkerhetsbelysning

### Specifikationer

- Ersätter 60W
- 15 000 timmars livstid
- Frostad design
- Icke dimbar
- 2700/4000 kelvin
- CRI 80
- A60
- E27-sockel

Local code	12:Nc	Material name
8297720	929002058702	MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 827
8297721	929002058802	MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

# Philips CorePro LEDspot MR16

Den prisvärda LED-spoten – nu i 5-pack



Uppgraderad



CorePro LED-spots är skapad för att ge ett varmt och halogen-liknande spotlightljus. De är kompatibla med existerande fixturer med MR16 GU5.3 och ersätter äldre halogen- och glödtrådsspotlights. LED-spots get mycket stora energi- och underhållsbesparingar.

- Upp till 80% energibesparing jämfört med halogenspotlights
- Lägre underhållskostnader
- Bred kompatibilitet med transformerare
- Enkelt och flexibelt utbyte

**Användningsområden:** Hotell, restauranger, barer, caféer, museum, handel, korridorer, trapphus, tvätttrum, receptioner, utställningar, montrar

## Specifikationer

- Ersätter 35W
- 15 000 timmars livstid
- 36D stålvinkel
- Icke dimbar
- 2700 kelvin
- CRI 80
- MR16
- GU 5.3

Local code	12:Nc	Material name
------------	-------	---------------

8297722	929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT
---------	--------------	--



# Philips Master Value Dekorativ LEDbulb

Designad för att bli sedd, både av och på



Den nya samlingen dekorativa ljuskällor berikar hemmiljön med en perfekt blandning av varmt vitt ljus och ett stilrent minimalistiskt uttryck. Lång livstid ger energibesparingar upp till 90% jämfört med motsvarande traditionell belysning. Lampan når full ljuseffekt omedelbart och fungerar helt flimmerfritt. Ett högkvalitativt och stilsäkert tillägg i bekväma och kreativa miljöer.

**Användningsområden:** Dekorativa installationer, alla typer av hem-, arbets- och servicemiljöer.

## Specifikationer

- Ersätter 15W
- 15 000 timmars livstid
- Tonat uttryck
- 1800 kelvin
- CRI 80
- G93
- E27-sockel
- Dimbar

Local code	12:Nc	Material name
8297713	929002983002	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Klicka HÄR och ladda ner  
produktkatalogen, armaturer  
eller scanna QR koden



Klicka HÄR och ladda ner produktkatalogen, ljuskällor eller scanna QR koden





Klicka [HÄR](#) och ladda ner  
3D katalogen eller scanna  
QR koden



Klicka HÄR och ladda ner  
Interact Pro katalogen eller scanna  
QR koden





Klicka HÄR och ladda ner  
Pacific LED katalogen eller scanna  
QR koden



# Ladda ner vår konverteringsflyers



## Hitta rätt LED-lysör för alla slags behov!

Vi har Philips LED-lysör för varje behov och installation. Det finns ett brett sortiment av LED-lysör för EM-don, HF-don och uppkoppling direkt på nätspänningen, för T8- eller T8-armaturer, samt alternativt med mycket högt ljusflöde eller maximal effektivitet. Med denna guide hittar du rätt.

### Stor konsumtion eller stora besparingar?

LED-lysör är upp till 65% mer effektiva än T1-0 konventionella lysör, vilket innebär att du håller en konstant ljuskvalitet och sparar stora energibesparingar.

### Varför välja LED-lysör?

- Med LED sparar du energiförbrukningen
- LED-lysör förbrukar upp till 60 procent mindre energi än en vanlig lysör.
- Med LED minskar du CO2-utsläppen
- Minskad energiförbrukning ger mindre CO2-utsläpp
- LED ger längre underhållstid och effektivare lys
- LED-lysör ger tillrägligt ljus utan att bli för varma
- Tillgängliga med en färgtemperatur, CRI, på 80 eller högre.

**PHILIPS LED-lysör - fördelar**

- Lästare kostnadseffektiva - LED-lysör består vanligtvis av sig själva från ett tryckt kretsläge
- Upp till 65% mer energieffektiva än konventionella T1-0-lysör
- Upp till 3x längre hållbarhet än konventionella T1-0-lysör
- Enkeltare tillbehör: T8-lysör med tillämplig installation
- Flexibla - lämpliga för små och medelstora företag
- Drivbarhet: 100% ljusflöde - Inget flimmer eller surt
- Garanti upp till 5 år
- Det är enkelt att hitta rätt produkt för varje behov med produktguiden.
- Impressiva på dina kunder med din expertis inom alla typer av LED-lösningar

**Användningsområden:**



Klicka [HÄR](#)



## Två viktiga förordningar att känna till

Som din pålitliga partner förer vi dig med allt du behöver veta om EU:s förordningar för **ecodesign (SLR)** och **energimärkning (ELR)**. Plus: den kompletta översikten över rekommenderade Philips LED-alternativ för en enkel övergång.

Får du och med september 2021 kommer EU att införa två uppdaterade förordningar, båda med målet att ytterligare förstärka belysningsindustrins ledande roll inom hållbarhet genom att förse marknaden med belysningsprodukter och system som skapar betydande energibesparingar. Förordningen säger inte längre mellan moduler, ljuskällor och armaturer, utan talar nu bara om ljuskällor. Som en konsekvens kommer exempelvis utvärderingen av energieffektivitet endast att ske för ljuskällor. I tabellen kommer relevanta produktgrupper att dokumenteras i EPREL-databasen (European Product Database for Energy Labelling).

### Ekodesignförordningen – (SLR) förbättrar produktprestandan

- Optimerar utformningen av ljuskällor samt special designlösning för mer hållbarhet och effektivitet
- Produkter som inte uppfyller kraven kommer att fasas ut för nästa steg för en översikt
- Belysningsinstallationer måste renoveras med nya energieffektiva ljuskällor

### Energimärkningsförordningen – (ELR) information leder till förändring

- Intrösklar en ny konsumentvänlig energimärkning för att uppmärksamma och hållbarhet och effektivitet
- Ny skala återspeglar hur effektiv en produkt är – energiklassificering A till G (kommer att ändras baserat på de nya effektivitetsklasserna)



För mer transparens, effektivitet, hållbarhet – och en grönare framtid

Klicka [HÄR](#)



## Upptäck möjligheterna med TrueForce LED

Perfeka LED-ersättare – för utladdningslampor

Philips TrueForce är ett sortiment LED-ljuskällor som är perfekta ersättare till konventionella lampor. De är enkla att installera och högeffektiva, vilket ger dig oräddbara energibesparingar utan körtid.

### Varför välja TrueForce?

- LED-teknologi
- Hög ljusflöde
- Energieffektiv
- Enkelt bytning
- Optimerad design
- För att ge dig en belysningslösning som lärnar konventionella lampor
- Hög ljuskvalitet
- Ljuset upp-omkänns omedelbart för att skapa trygghet

### Rätt TrueForce för dina behov!



Klicka [HÄR](#)



CorePro: För dina dagliga belysningsbehov

MasterValue: Belysning med maximalt värde som är enkelt att installera

MASTER: Belysning för fulla möten

Philips LED-alternativ för dina konventionella ljuskällor

Klicka [HÄR](#)



## Letar du efter ett enkelt sätt att ersätta HID med LED.

### Vi hjälper dig!

Det har aldrig varit enklare för verkliga proffs att byta till LED. Använd denna guide för att hitta rätt ersättning för dina HID-ljuskällor.

LED på ett enkelt sätt

REAL PRO'S REAL QUALITY

Klicka [HÄR](#)





**Hans Fasteus - Försäljningschef**  
 E-post [hans.fasteus@signify.com](mailto:hans.fasteus@signify.com)  
 Mobil 070-810 25 67

Vacant - National Key Account Manager



**Nikolay Nikolov - Key Account Manager**  
 E-post [nikolay.nikolov@signify.com](mailto:nikolay.nikolov@signify.com)  
 Mobil 0708-11 07 31

Vacant - Intern Account Manager Wholesalers

## Mitt



**Craig Hill - Sales Specialist**  
 E-post [craig.hill@signify.com](mailto:craig.hill@signify.com)  
 Mobil 0708-11 61 53



**Roger Hedberg - Butikssäljare**  
 E-post [roger.hedberg@signify.com](mailto:roger.hedberg@signify.com)  
 Mobil 070-813 99 20

## Väst



**Wiktor Paijkull - Sales Specialist**  
 E-post [wiktor.paijkull@signify.com](mailto:wiktor.paijkull@signify.com)  
 Mobil 0708-12 65 02



**Robin Amador - Sales Specialist**  
 E-post [robin.amador@signify.com](mailto:robin.amador@signify.com)  
 Mobil 0708-12 61 56



**Susanne Westrin - Butikssäljare**  
 E-post [susanne.westrin\\_2@signify.com](mailto:susanne.westrin_2@signify.com)  
 Mobil 070-832 07 27


## Syd



**Camilla Rosén - Sales Specialist**  
 E-post [camilla.rosen@signify.com](mailto:camilla.rosen@signify.com)  
 Mobil 0708-12 46 02



**Ola Blom - Butikssäljare**  
 E-post [ola.blom@signify.com](mailto:ola.blom@signify.com)  
 Mobil 072-242 21 54



Våra varumärken är  
**PHILIPS interact**

## Norr



**Kent Eriksson - Butikssäljare**  
 E-post [kent.eriksson\\_2@signify.com](mailto:kent.eriksson_2@signify.com)  
 Mobil 070-832 14 56

## Stockholm



**Craig Hill - Sales Specialist**  
 E-post [craig.hill@signify.com](mailto:craig.hill@signify.com)  
 Mobil 0708-11 61 53



Vacant - Sales Specialist



**Roger Hedberg - Butikssäljare**  
 E-post [roger.hedberg@signify.com](mailto:roger.hedberg@signify.com)  
 Mobil 070-813 99 20

## Öst



**Nadia Bednarek - Sales Specialist**  
 E-post [nadia.bednarek@signify.com](mailto:nadia.bednarek@signify.com)  
 Mobil 0708-11 27 34



**Susanne Westrin - Butikssäljare**  
 E-post [susanne.westrin\\_2@signify.com](mailto:susanne.westrin_2@signify.com)  
 Mobil 070-832 07 27

**Inför försäljning: Frågor om support, order, leverans och tillgänglighet**

Ring vår kundservice och **tryck 1: 0200 - 777 200**

**Efter försäljning: Frågor om teknisk installation, support, garanti och reklamtion**

Ring vår kundservice och **tryck 2: 0200 - 777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30  
 med undantag för onsdag 08.00 - 15.00

Då kan ni mejla vår kundservice: [lighting.se@signify.com](mailto:lighting.se@signify.com)

**Viktiga support funktioner på Signify**

### Ljusberäkningar

#### Inomhus

**Tomas Höglund**  
 0708-65 96 38  
[tomas.hoglund@signify.com](mailto:tomas.hoglund@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

#### Inomhus

**Robin Källås**  
 0705-50 86 88  
[robin.kallas@signify.com](mailto:robin.kallas@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

#### Utomhus

**Anna Lindström**  
 0706-48 57 42  
[anna.lindstrom@signify.com](mailto:anna.lindstrom@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

#### Utomhus

**Cristoffer Hjertberg**  
 0722-06 28 85  
[cristoffer.hjertberg@signify.com](mailto:cristoffer.hjertberg@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

### Offert

**Sandra Lindqvist**  
 0705-50 20 74  
[sandra.lindqvist@signify.com](mailto:sandra.lindqvist@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

**Nils Rygaard**  
 0708-12 04 33  
[nils.rygaard@signify.com](mailto:nils.rygaard@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

**Tomas Petersson**  
 0705-50 69 80  
[tomas.petersson@signify.com](mailto:tomas.petersson@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)

**Claudia Lindroos**  
 0708-12 43 70  
[claudia.lindroos@signify.com](mailto:claudia.lindroos@signify.com)  
[offert.se@signify.com](mailto:offert.se@signify.com)



