

PHILIPS

Philips produktlansering Oktober 2022

innovation ✨ you

Innehåll

- [Armaturer](#)
- [Ljuskällor](#)
- [Ladda ner vår kataloger](#)
- [Ladda ner vår flyers](#)
- [Kontakta oss](#)

Armaturer

Det här är de nya armaturerna som lanseras oktober 2022

Cleanroom CR350B



Coreline Recessed spot gen 2



Coreline Panel gen 5



Coreline Batten



Coreline Highbay gen 5



Coreline Waterproof Tubular



Cleanroom CR350B

Ljus du kan lita på





Philips Cleanroom CR350B

Säker, ren och tillförlitlig belysning

Ny



I lokaler med höga krav på hygien måste belysningen vara lätt att göra ren, fri från damm och skyddad mot vatten. Samtidigt ska hög kvalitet levereras.

Philips CR350B Cleanroom-armaturer ger en effektiv, ren och hållbar belysningsslösning med mycket hög prestanda.

Local code	12:NC	Material name
7023041	912401483354	CR350B LED40S/940 PSU W60L60
7023042	912401483355	CR350B LED40S/840 PSD W60L60
7023043	912401483357	CR350B LED40S/940 PSD W60L60
7023046	912401483360	CR350B LED60S/940 PSU W60L60
7023047	912401483361	CR350B LED60S/840 PSD W60L60
7023048	912401483363	CR350B LED60S/940 PSD W60L60
7023049	912401483366	CR350B LED40S/940 PSU W30L120
7023050	912401483367	CR350B LED40S/840 PSD W30L120
7023051	912401483369	CR350B LED40S/940 PSD W30L120
7023052	912401483372	CR350B LED60S/940 PSU W30L120
7023053	912401483373	CR350B LED60S/840 PSD W30L120
7023056	912401483375	CR350B LED60S/940 PSD W30L120
7023057	912401483401	CR350Z SMB W60L60
7023058	912401483402	CR350Z SMB W30L120

Specifikationer:

- Bländningstal: UGR19
- Ljusstyrka: 4000 eller 6000 lm
- Färgtemperatur: 4000 K
- CRI: 80 eller 90
- Drivdon: PSU eller DALI
- Kapslingsklass: IP65
- IK: IK07


Philips Coreline Infälld Spot gen 2

Elegant design med hög flexibilitet

Ny generation



Now Insulation Coverable



CoreLine Infälld Spot är designed för att ersätta konventionella alternativ i kontor-, hotell- och allmänna miljöer.

Den nya generationen introducerar

- En 68mm diameter-variant som kompletterar den tidigare 78mm
- Ökad IC-kompabilitet – Basic & Direct D68 650 lm
- Ökad PSR-kompabilitet och nya alternativ för uppkoppling med PSD and WIA for 12S

Specificationer

- Effektivitet: upp till 110 lm/W
- Färgtemperatur: 2700, 3000 och 4000K
- Ljusstyrka: 650, 900 och 1200 mm
- IC-kompabilitet: Grundläggande och direkt isolering
- Versioner: Fast och justerbar
- Håltagning: 68 och 78mm
- Drivdon: PSR, PSD och WIA
- Kapslingsklass: IP65 (fast) and IP44 (justerbar)
- Livslängd: 50 000 timmar vid L70
- Garanti: 5 år

Philips Coreline Infälld Spot gen 2

Elegant design med hög flexibilitet

Tidigare



Ny



Effektivitet: 82 lm/W
IC-kompatibel: Nej
Drivdon: PSR
Håltagning: 78mm

Upp till 110 lm/W
Basic och Direct
PSR, PSD & WIA
68mm och 78mm

Infälld Spot Värdestege

Pris

Ny gen!



CoreLine Infälld Spot

Elegant designad spot

- Versioner: fast, justerbar mfl.
- IP65 (fast) och IP44 (justerbar)
- Färgtemperatur: 2700, 3000 och 4000K
- IC-kompatibel: Basic och Direct
- 50 000 timmar
- Garanti: 5 år



Ledinaire Clear Accent

Klassisk spot med god funktionalitet

- Versioner: fast och justerbar
- IP20 (uppifrån och nerifrån)
- Färgtemperatur: 2700, 3000 och 4000K med loop
- IC-kompatibel: Basic
- 50 000 timmar
- Garanti: 3 years

Prestanda



Philips Coreline Infälld Spot gen 2

Elegant design med hög flexibilitet

Local code	12:NC	Material name
7476656	911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
7476657	911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
7476658	911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
7476659	911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
7476660	911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
7476661	911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
7476662	911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU
7476663	911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
7476664	911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
7476665	911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
7476666	911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
7476667	911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
7476668	911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
7476669	911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
7476670	911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
7476671	911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
7476672	911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
7476673	911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH
7476674	911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH
7476675	911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH
7476676	911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH
7476677	911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
7476678	911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU
7476679	911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH


Local code	12:NC	Material name
7476680	911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
7476681	911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
7476682	911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
7476683	911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU
7476684	911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
7476685	911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
7476686	911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
7476687	911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
7476688	911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
7476689	911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
7476690	911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH
7476691	911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH
7476692	911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH
7476693	911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH
7476694	911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
7476695	911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
7476696	911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
7476697	911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
7476698	911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU
7476699	911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
7476700	911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
7476701	911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
7476702	911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
7476703	911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
7476704	911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH



Philips Coreline Panel gen 5

Kontorsbelysning med god kvalitet

Ny generation



CoreLine Panel erbjuder innovativa funktioner, enkel installering och god ljuskvalitet. Förinstallerade snabbkopplingar och multilumen-varianter ger ytterligare flexibilitet och den höga effektiviteten ger ytterligare energibesparingar.

Specificationer

- Effektivitet: Upp till 125 lm/W
- Lumen-paket: 3400-3600-4000-4300-4800 lm
- Multilumen-varianter tillgängliga
- Färgtemperatur: 3000/4000K
- Installation: Snabbkoppling för enkel installation, löst drivdon som är enkel att komma åt
- Livstid: 50 000 vid L80
- 5 års garanti




Philips Coreline Panel gen 5

Kontorsbelysning med god kvalitet

Tidigare



Ny



Varianter:	Multilumen och multicolor
Lumen:	3400-3600-4000-4300 lm
CRI:	CRI80
Drivdon:	Fast
Arkitektur:	Sidobelyst

Multilumen
3400-3600-4000-4300-4800 lm
CRI80 och CRI90
Löst
Direktbelyst



Pris

SlimBlend

Utmärkt ljusqualität med direktbelysning


- Effektivitet: 120 lm/W
- Ljuskvalitet: OC, NOC
- Styrning: Interact Ready i standard- och konfiguratorutförande
- Varianter: infälld-, dikt och pendelvarianter tillgängliga
- Installation: Wieland-anslutning via konfigurator
- Livslängd: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år



CoreLine Panel

Kontorsbelysning med god kvalitet

- Effektivitet: Upp till 125 lm/W
- Ljuskvalitet: OC, NOC
- Styrning: Dimbar (DALI, Interact Ready)
- Installation: Snabbanslutning som standard; Wieland-anslutning i vissa varianter
- Multilumen-varianter
- Livslängd: 50 000 tim vid L80
- Garanti: 5 år



Ledinaire Panel

Tillförlitlig budgetlösning

- Effektivitet: 100 lm/w
- Ljuskvalitet: NOC, OC
- Styrning: Ej dimbar
- Livslängd: 50 000 tim vid L70
- Garanti: 3 år



Prestanda



Philips Coreline Panel gen 5

Kontorsbelysning med god kvalitet

Local code	12:NC	Material name
7022954	911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC
7022955	911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC
7022956	911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC
7022957	911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC
7022958	911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC
7022959	911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC
7022960	911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC
7022966	911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC
7022967	911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC
7022968	911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC
7022969	911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC
7022970	911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC
7022971	911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC
7022972	911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
7022973	911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC
7022976	911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC
7022977	911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3
7022978	911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3
7022979	911401842984	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3
7022980	911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3
7022981	911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5
7022982	911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5
7022983	911401843584	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5
7022986	911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5

Local code	12:NC	Material name
7022987	911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC
7022988	911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC
7022989	911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC
7022990	911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC
7022993	911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC
7022998	911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC
7022999	911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC
7023000	911401859084	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3
7023001	911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3
7023002	911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3
7023003	911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3
7023004	911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3
7023005	911401859184	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3
7023006	911401858784	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3
7023007	911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC
7023008	911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC
7023009	911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC
7023010	911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC
7023012	911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC
7023013	911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC
7023016	911401860884	RC132Z G5 SMB W60L60
7023017	911401861084	RC132Z G5 SMB W30L120
7023018	911401861184	RC132Z G5 SMB-PLC
7023019	911401861284	RC132Z G5 SME-3 WH
7023020	911401861384	RC132Z G5 SME-4 WH



Philips Coreline Batten

Ny generation

För alla projekt där belysning verkligen gör skillnad



CoreLine Batten IP20 lever upp till CoreLine-löftet om innovativ, flexibel belysning med hög kvalitet. Armaturen är särskilt utformad för snabb och enkel installation och kan monteras i kontinuerliga rader utan särskilda tillbehör. Den jämna ljusspridningen skapar homogena ljusmiljöer med hög visuell komfort. Interact Ready-armaturer i serien kan trådlöst anslutas med sensorer, gateways och mjukvara för kraftigt utökad styrningsmöjlighet.

Local code	12:NC	Material name
7023021	911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600
7023022	911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600
7023023	911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200
7023026	911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200
7023027	911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200
7023028	911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200
7023029	911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500
7023030	911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500
7023031	911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500
7023032	911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500
7023033	911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500
7023036	911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800
7023037	911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800
7023038	911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800
7023039	910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200
7023040	910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200

Specifikationer

- Effektivitet: upp till 130 lm/W
- Färgtemperatur: 3000 och 4000K
- Storlekar: 600, 1200, 1500 och 1800 mm
- Ljusstyrka: upp till 10 000 lm
- Installation: möjlighet till ”kant-i-kant”-installation
- Livslängd: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år

Philips Coreline Batten

För alla projekt där belysning verkligen gör skillnad

Tidigare



Ny



Drivdon:

PSU, PSD

Livslängd:

50 000 timmar vid L70

Fästen:

2 fästen

Överdel:

Ojämn yta i överdel

Installation:

Pull relief med skruv

PSU, PSD, WIA


50 000 timmar vid L80

1 fäste

Jämn yta i överdel

Skruvlös pull relief

Philips Batten Värdestege



Philips Coreline Highbay

Ny generation

När ljuset verkligen gör skillnad – hållbar och lätt att installera



CoreLine Highbay är en högeffektiv och hållbar armatur med mycket lång livstid, vilket ger stora energibesparingar och minimalt underhållsbehov. Armaturen är designad för att vara enkel att hantera och kan snabbt installeras direkt på befintligt nät. Bred- och smalstrålande alternativ gör att du kan anpassa belysningen utifrån dina behov. Serien inkluderar varianter som är Interact Ready.

Specifikationer

- Effektivitet: Upp till 160 lm/W
- Färgtemperatur: 4000K, 6500K
- Lumenpaket: 10500, 15000, 20500, 25500 och 30 000 lm
- Ljusspridning: WB (bredstrålande) and NB (smalstrålande)
- Kapslingsklass: IP65
- Livslängd: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år



Philips Coreline Highbay

När ljuset verkligen gör skillnad – hållbar och lätt att installera

Tidigare



Ny



Effektivitet:

Upp till 150 lm/W

Lumen output:

10500/20500/25500 lm

Drivdonshus:

Stående drivdonshus

Sensor:

Integrerad

Upp till 160 lm/W

10500/15000/20000/25000/30000 lm

Liggande drivdonshus

Extern

Philips Highbay värdestege

Pris &
funktion



interact
ready.

Gentlespace
Högkvalitetsarmatur med omfattande
funktionalitet

- SWP, CLII, dammskydd, bollsäker, XT & Atex-versioner
- Vajerupphängning eller monteringsfäste
- Livstid: L80, 100 000 timmar
- Optik: XNB, NB, WB, HRO
- Lumen: Dimbar upp till 35 000 lm
- Effektivitet: 174 lm/W

Ny gen



interact
ready.

Coreline Highbay
Lättinstallerad högkvalitetsarmatur

- Livstid: L70/L80, 70 000/50 000 timmar
- Optik: WB/NB
- Lumen: 10, 15, 20, 25 & 30K lm
- Effektivitet: 160 lm/W



Coreline Highbay Value
Lättinstallerad kvalitetsarmatur

- Livstid: L70, 50 000 timmar
- Optik: WB; reflektorer för bländskydd
- Lumen: 10500, 20500 & 25500 lm
- Effektivitet: 140 lm/W



Ledinaire Highbay
Prisvärd budgetarmatur

- Livstid: L65, 50 000 timmar
- Optik: WB/MB
- Lumen: 10500 & 20500 lm
- Effektivitet: 120 lm/W



Philips Coreline Highbay

När ljuset verkligen gör skillnad – hållbar och lätt att installera

Local code	12:NC	Material name
7217373	911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB
7217374	911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB
7217375	911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB
7217376	911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB
7217377	911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB
7217378	911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB
7217379	911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB
7217380	911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB
7217381	911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB
7217382	911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB
7217383	911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
7217384	911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB
7217385	911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB
7217386	911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB
7217387	911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB
7217388	911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB

Local code	12:NC	Material name
7217389	911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4
7217390	911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4
7217391	911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4
7217392	911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4
7217393	911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4
7217394	911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4
7217395	911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB
7217396	911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB
7217397	911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB
7217398	911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB
7217399	911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB
7217400	911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB
7217401	911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB
7217402	911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB
7217403	911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4
7217404	911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4
7217405	911401633208	BY121Z G5 BR L200



Ny

Philips Coreline Waterproof Tubular

Robust, resistant armatur som behåller hög prestanda och enkel installation



Med CoreLine Waterproof Tubular fås en rundformad, vattenresistant armatur som erbjuder en robusthet som inte finns i andra produktserier. Serien är särskilt skapad för dem som vill ha en annorlunda look och känsla men alltjämt behöver en hållbar och resistant armatur som inte tummar på prestanda eller enkelhet.


Specifikationer

- Effektivitet: upp till 130 lm/W
- Färgtemperatur: 4000K
- Storlekar: 1200 och 1500 mm
- Ljusstyrkor: L1200: 5000 lm/ L1500: 7000 lm
- Drivdon: PSU
- Kupa: PC och PMMA
- Livslängd: 50 000 timmar vid L80
- Garanti: 5 år

Local code	12:NC	Material name
7217367	911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
7217368	911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
7217369	911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
7217370	911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
7217371	911401867784	WT210Z SW2
7217372	911401867884	WT210Z SC



Waterproof Tubular Värdestege



LED-ljuskällor

Det här är de nya ljuskällorna som lanseras oktober 2022



CorePro LED HPI MV



Master LEDspot



Master LEDlampa Ultra Efficient



Master LEDkron Ultra Efficient



Master Value LEDlampa Dimbar



Master LEDlampa DT



Master LEDkron DT



Master LEDklot DT



LEDlampa 2-pack



Master LEDlysrör T8 HF HO



Master LEDlysrör T8 HF UO



CorePro LEDlysrör EM/Mains



CorePro LEDlysrör EM/Mains HO



Master LEDlysrör Starter EMP gen3





Philips CorePro LED HPI MV

Ny

Ett prisvärt tillskott till vårt LED HID Highbay-sortiment



Varför?

Philips CorePro LED-ljuskällor för industri och handel ger dig ett prisvärt och enkelt alternativ för ersättning av HID-ljuskällor i hög- och medelhöjdsinstallationer. Nyttja alla fördelar med LED – hög energieffektivitet och lång livslängd – dessutom till en låg initial investeringskostnad. Med denna unika design med nätspänningslösning får du dessutom fördelarna från HID då du slipper extra kopplingar. Vidare erbjuder CorePro LED-ljuskällor flera ljusstyrkor och högt CRI-tal för god färgåtergivning, vilket skapar en mycket behaglig, säker och produktiv ljusmiljö.

Användningsområden: Industri och handel

Specifikationer

- Ljusstyrka: 9000 lm/15000 lm
- Effektivitet: upp till 150 lm/W
- Livslängd: 25 000 tim
- Färgtemperatur: 4000 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 60 W och 100 W
- Ersätter: 250 W & 400 W konventionella ljuskällor
- ENDAST nätspänning

Local code	12:NC	Material name
8298100	929003161602	CorePro HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D
8298101	929003161702	CorePro HPI MV 15Klm 105W 840 E40 100D



Philips Master LEDspot EELB

LED-spot energiklass B – vår första spot i vår ultra-effektiva portfolio

Ny



Varför?

Philips Ultra Efficient GU10 LEDspot är den mest energieffektiva LED-spotlighten – någonsin. Produkten rankas B i det nya, mycket strikta, regelverket. Den använder därför mycket mindre energi än både konventionella spotlights och tidigare LED-varianter. Philips UE GU10 LEDspot har en mycket lång livslängd, 50 000 timmar, vilket gör dess livscykel betydligt längre än standard LED.

Användningsområden: Gästgiveri, handel, allmänna utrymmen

Specifikationer

- Ljusstyrka: 380 lm
- Efficacy: 158 lm/w
- Livslängd: 50 000 tim
- Färgtemperatur: 3000 K & 4000 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 2,4 W
- Ersätter: 50 W konventionella ljuskällor
- Ej dimbar

Local code	12:NC	Material name
8298102	929003163102	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
8298103	929003163202	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB



Philips Master LEDlampa Ultra Efficient

Ny

LED-lampa energiklass A – ett strålande tillägg i vårt hållbara, ultra-effektiva sortiment



Varför?

MASTER LEDlampa UE når otroliga 210lm/W och tilldelas därför energiklass A enligt EU:s nya strikta regelverk. Produkten sparar energi upp till 60% jämfört med standard LED och har en livstid som är 3,5 gånger så lång. Vid uppgradering från halogen-lampor fås en återbetalningstid på 5 månader. Vi kan stolt konstatera att Philips har presenterat en A-klassad LED-lampa – först i världen.

Användningsområden: Kontor, allmänna utrymmen, hem- och gästgiverimiljöer

Specifikationer

- Sockel: E27
- Lumen: 840/1095/1535 lm
- Effektivitet: 210 lm/W
- Livslängd: 50 000 tim
- Färgtemperatur: 3000/4000 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 4/5,2/7,3 W
- Ersätter: 60/75/100 W konventionella lampor
- Form: A60 & A70
- Ytbehandling: Frostad och klar
- Ej dimbar

Local code	12:NC	Material name
8298104	929003480002	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
8298105	929003480102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
8298106	929003480202	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
8298107	929003480302	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
8298108	929003480402	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
8298109	929003480502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
8298110	929003480602	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
8298111	929003480702	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE



Philips Master LEDkron Ultra Efficient

Ny

LED-kronljus med energiklass A – kunglighet bland ljuskällor



Varför?

Likt nya MASTER UE LEDlampa når MASTER LEDkron UE otroliga 210lm/W och tilldelas därför energiklass A enligt EU:s nya strikta regelverk. Produkten sparar energi upp till 60% jämfört med standard LED och har en livstid som är 3,5 gånger så lång. Vid uppgradering från halogen-lampor fås en återbetalningstid på 5 månader. Vi kan stolt konstatera att Philips har presenterat en A-klassad LED-lampa – först i världen.

Användningsområden: Kontor, allmänna utrymmen, hem- och gästgiverimiljöer

Specifikation

- Sockel: E14
- Ljusstyrka: 485 lm
- Effektivitet: 210 lm/w
- Livslängd: 50 000 tim
- Färgtemperatur: 3000/4000 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 2,3 W
- Ersätter: 40 W konventionella lampor
- Form: B35
- Ytbehandling: Klar
- Ej dimbar

Local code	12:NC	Material name
8298136	929003480802	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
8298137	929003480902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Philips Master Value LEDlampa Dimbar

4000 K dimbar A60 LEDlampa

Ny



Varför?

Med en klassisk tidlös design kombinerar denna ljuskälla traditionellt yttre med LED-teknologins alla tekniska fördelar. Lampan levererar ett vackert, dekorativt och varmt ljus men sparar cirka 90% energi jämfört med traditionella glödlampor. Vi erbjuder också 4000K-varianten med dimfunktion för att stärka Master Value-serien med en mycket attraktiv produkt.

Användningsområden: Kontor, allmänna ytor, hem- och gästgiverimiljöer

Local code	12:NC	Material name
8298112	929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G
8298113	929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
8298114	929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
8298115	929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
8298116	929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
8298117	929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G
8298118	929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
8298119	929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Specifikationer

- Sockel: E27
- Ljusstyrka: 470/806/1055/1521 lm
- Livslängd: 15 000 tim
- Färgtemperatur: 4000 K
- Färgåtergivning: CRI 90
- Effekt: 3,4 W, 5,9 W, 7,8 W & 11,2 W
- Ersätter 40 W, 60 W, 75 W & 100 W konventionella lampor
- Dimbar



Philips Master LEDlampa DT

Ny Master LEDlampa – övergång till glasplattform



Varför?

Nya generationens MASTER LED-lampa kommer med glasplattform. Detta är vår premium-lampa, som också erbjuder DimTone-funktionen. Lampan skapar en dimbar, glödande effekt och en varm, välkomnande atmosfär som gör den ideal för belysningslösningar i gästgiveri- och hemmiljöer. Tack vare den långa livstiden är den särskilt användbar i allmänna utrymmen som lobbyer, korridorer eller trappor där ljuset alltid är på.

Användningsområden: Kontor, allmänna utrymmen, hem- och gästgiverimiljöer

Local code	12:NC	Material name
8298120	929003009982	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
8298121	929003010582	MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G
8298122	929003011282	MAS LEDBulb DT7.2-75W B22 927A60CL G
8298123	929003011182	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
8298124	929003011682	MAS LEDBulbDT10.5-100W B22 927A60CLG
8298125	929003011582	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
8298126	929003010182	MASLEDBulbDT3.4-40W B22 927A60CL G
8298127	929003010382	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Specifikationer

- Sockel: E27/B22
- Ljusstyrka: 470/806/1055/1521 lm
- Livslängd: 25 000 tim
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Färgåtergivning: CRI90
- 3,4 W, 5,9 W, 7,2 W & 10,5 W
- Ersätter 40 W, 60 W, 75 W, & 100 W konventionella lampor
- DimTone



Philips Master LEDkron DT

Nya Master LED-kronljus – övergång till glasplattform



Varför

Nya generationens MASTER LED-kronljus kommer med glasplattform och erbjuder DimTone-funktionen. Lampan skapar en dimbar, glödande effekt och en varm, välkomnande atmosfär som gör den ideal för belysningslösningar i gästgiveri- och hemmiljöer. Tack vare den långa livstiden är den särskilt användbar i allmänna utrymmen som lobbyer, korridorer eller trappor där ljuset alltid är på.

Användningsområden: Kontor, allmänna utrymmen, hem- och gästgiverimiljöer

Specifikationer

- Sockel: E14/E27/B22/B15
- Ljusstyrka: 340/470/806 lm
- Livslängd: 25 000 tim
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Färgåtergivning: CRI 90
- 2,5 W, 3,4 W & 5,9 W
- Ersätter 25 W, 40 W & 60 W, konventionella lampor
- DimTone

Local code	12:NC	Material name
8298138	929003071202	MAS LEDCandleDT2.5-25W B22 B35 CL G
8298139	929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
8298140	929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
8298141	929003012582	MAS LEDCandleDT3.4-40W B15 927 B35CL G
8298142	929003012482	MAS LEDCandleDT3.4-40W B22 927 B35CL G
8298143	929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
8298144	929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
8298145	929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
8298146	929003014082	MAS LEDCandleDT5.9-60W B22 927 B35 CL G
8298147	929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



Philips Master LEDklot DT

Nya Master LEDklot – övergång till glasplattform



Varför?

Nya generationens MASTER LEDklot kommer med glasplattform. Detta är vår premium-lampa, som också erbjuder DimTone-funktionen. Lampan skapar en dimbar, glödande effekt och en varm, välkomnande atmosfär som gör den ideal för belysningslösningar i gästgiveri- och hemmiljöer. Tack vare den långa livstiden är den särskilt användbar i allmänna utrymmen som lobbyer, korridorer eller trappor där ljuset alltid är på.

Användningsområden: Kontor, allmänna utrymmen, hem- och gästgiverimiljöer

Local code	12:NC	Material name
8298148	929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
8298149	929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
8298150	929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
8298151	929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
8298152	929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G
8298153	929003014282	MAS LEDLusterDT5.9-60W B22 927 P45CL G
8298154	929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
8298155	929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Specifikationer

- Sockel: E14/E27/B22
- Ljusstyrka: 340/470/806 lm
- Livslängd: 25 000 tim
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Färgåtergivning: CRI 90
- 2,5 W, 3,4 W & 5,9 W
- Ersätter 25 W, 40 W & 60 W konventionella lampor
- DimTone



LEDlampa 2-pack

Ny

Nya LED-lampor i 2-pack för allmänanvändning



Varför?

Perfekt för dina generella, snabba LED-belysningsbehov. Levererar vackert ljus och tillförlitlig prestanda till ett överkomligt pris.

Användningsområden: Kontor, allmänna utrymmen, hem- och gästgiverimiljöer

Specifikationer

- Sockel: E27
- Ljusstyrka: 470, 806, 1055, 1521 lm
- Livslängd: 15 000 timmar
- Färgtemperatur: 2700, 4000 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 4,9 W, 8 W, 10 W & 13 W
- Ersätter 40 W, 60W, 75W & 100 W konventionella lampor

Local code	12:NC	Material name
8298128	929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT
8298129	929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT
8298130	929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT
8298131	929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT
8298132	929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT
8298133	929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT
8298134	929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT
8298135	929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT



Philips Master LEDlysrör T8 HF HO

Nya generationen Master LEDlysrör T8 HF – Hög prestanda och exceptionell livlängd



Varför?

Philips MASTER LEDlysrör integrerar LED-ljuskällan i den traditionella ljusrörsformen. Den unika kombinationen skapar en utmärkt, uniform estetik som är omöjlig att skilja från traditionella fluorescerande rör. Helt enkelt det rätta valet för hög prestanda, ööverträffade energibesparingar och exceptionellt lång livstid.

Local code	12:NC	Material name
8298156	929001393132	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
8298157	929001393232	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
8298158	929001393332	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
8298159	929003553502	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
8298160	929003553602	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
8298161	929003553402	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
8298162	929003553802	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
8298163	929003553902	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8
8298164	929003553702	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Specifikationer

- Ljusstyrka: Upp till 3100 lm
- Livslängd: 75 000 tim
- Färgtemperatur: 3000/4000/6500 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 8 W, 14 W, 20 W
- Ersätter: 18 W, 36 W och 58 W konventionella rör
- Plastplattform och roterbara ändar
- Kameravänlig funktionalitet



Philips Master LEDlysrör T8 HF UO

Nya generationen Master LEDlysrör T8 HF – Hög prestanda och exceptionell livlängd



Local code	12:NC	Material name
8298165	929003554102	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
8298166	929003554202	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
8298167	929003554002	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
8298168	929003554402	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
8298169	929003554502	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8
8298170	929003554302	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Varför?

Philips MASTER LEDlysrör integrerar LED-ljuskällan i den traditionella ljusrörsformen. Den unika kombinationen skapar en utmärkt, uniform estetik som är omöjlig att skilja från traditionella fluorescerande rör. Helt enkelt det rätta valet för hög prestanda, oöverträffade energibesparingar och exceptionellt lång livstid.

Specifikationer

- Ljusstyrka: Upp till 3700 lm
- Livslängd: 75 000 tim
- Färgtemperatur: 3000/4000/6500 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 16 W & 24 W
- Ersätter: 36 W och 58 W konventionella rör
- Plastplattform och roterbara ändar
- Kameravänlig funktionalitet



Philips CorePro LEDlysrör EM/Mains

CorePro LEDlysrör – Nu i 20-pack och med ändrar i plast



Varför?

Philips CorePro LEDlysrör integrerar LED-teknologi i den traditionella lysrörsformen. Den resulterande produkten har ett uniformt och traditionellt estetiskt uttryck med ljus som är omöjligt att skilja från konventionella rör. Ett lysrör för dem som letar efter mycket värde för mindre pengar.

Local code	12:NC	Material name
8298172	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
8298173	929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
8298174	929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
8298175	929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
8298176	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
8298177	929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

- Ändarna nu i plast istället för metall
- 20 rör / paket
- Inga ändringar i specs



Philips CorePro LEDlysrör EM/Mains HO

CorePro LEDlysrör HO

Ny



Varför?

Philips CorePro LEDlysrör integrerar LED-teknologi i den traditionella lysrörsformen. Den resulterande produkten har ett uniformt och traditionellt estetiskt uttryck med ljus som är omöjligt att skilja från konventionella rör. Ett lysrör för dem som letar efter mycket värde för mindre pengar.

Specifikationer


- Ljusstyrka: Upp till 2700 lm
- Livslängd: 30 000 tim
- Färgtemperatur: 4000/6500 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Effekt: 18 W & 24 W
- Ersätter 36 W & 58 W konventionella rör

Local code	12:NC	Material name
8298178	929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
8298179	929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
8298180	929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
8298181	929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8



Master LEDlysrör Starter EMP gen3

Nya generationens starter EMP för MASTER-serien



Varför


EMP-startern används för LED-lysrör kompatibla med EM-ballast. Notera att alla Philips LED-lysrör är kompatibla och därför kommer med EMP-startern.

Local code	12:NC	Material name
7902079	929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Äldre



Ny




Ladda ner vår kataloger



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)




Klicka [HÄR](#)




Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Klicka [HÄR](#)



Annelie Larsson - Försäljningschef Sverige

E-post annelie.larsson@signify.com
Mobil 0708 - 13 30 86



Nikolay Nikolov - Key Account Manager

E-post nikolay.nikolov@signify.com
Mobil 0708-11 07 31



Jonas Asplund - Key Account Manager, Rikstäckande Installatörer

E-post jonas.asplund@signify.com
Mobil 0703 - 82 15 60



Våra varumärken är
PHILIPS interact

Norr



Kent Eriksson - Butikssäljare

E-post kent.eriksson_2@signify.com
Mobil 070-832 14 56

Stockholm



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Kim Lindfalk - Projektsäljare

E-post kim.lindfalk@signify.com
Mobil 0700 - 72 97 76



Roger Hedberg - Butikssäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Öst



Nadia Bednarek - Sales Specialist

E-post nadia.bednarek@signify.com
Mobil 0708-11 27 34



Susanne Westrin - Butikssäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Mitt



Craig Hill - Sales Specialist

E-post craig.hill@signify.com
Mobil 0708-11 61 53



Roger Hedberg - Butikssäljare

E-post roger.hedberg@signify.com
Mobil 070-813 99 20

Väst



Vakant



Vakant



Susanne Westrin - Butikssäljare

E-post susanne.westrin_2@signify.com
Mobil 070-832 07 27

Syd



Camilla Rosén - Sales Specialist

E-post camilla.rosen@signify.com
Mobil 0708-12 46 02



Ola Blom - Butikssäljare

E-post ola.blom@signify.com
Mobil 072-242 21 54

Inför försäljning: Frågor om support, order, leverans och tillgänglighet

Ring vår kundservice och **tryck 1: 0200 - 777 200**

Efter försäljning: Frågor om teknisk installation, support, garanti och reklamation

Ring vår kundservice och **tryck 2: 0200 - 777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30
med undantag för onsdag 08.00 - 15.00

Då kan ni mejla vår kundservice: lighting.se@signify.com

Viktiga support funktioner på Signify

Ljusberäkningar

Inomhus



Tomas Höglund

Inomhus



Robin Källås

Utomhus



Anna Lindström

Utomhus



Cristoffer Hjertberg

Offert



Sandra Lindqvist



Nils Rygaard



Tomas Petersson



Claudia Lindroos

