



PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU **NOVINKA**

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 1250 lm
830 studená bílá – 12 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	830 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předradňkových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předradníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	63 mm
Průměr	245 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1250 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	12 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU
EAN/UPC výrobek	872790097425600
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100323
Celková hmotnost	-


Rozměrové výkresy



Detektor pohybu a denního světla



Výška upevnění pro
stropnici je 3 m



Regulace osvětlení: 15 +/- 5 luxů
Nastavení času: 45 s +/- 5 s



PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU **NOVINKA**

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 1300 lm
840 studená bílá – 12 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předradňových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předradníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	63 mm
Průměr	245 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1300 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	12 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------

Podmínky použití


Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Rozměrové výkresy

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU
EAN/UPC výrobek	872790097425600
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100323
Celková hmotnost	-


Rozměrové výkresy



Detektor pohybu a denního světla



Výška upevnění pro
stropnici je 3 m



Regulace osvětlení: 15 +/- 5 luxů
Nastavení času: 45 s +/- 5 s



PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU **NOVINKA**

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 2200 lm
830 studená bílá – 21 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000x



On/Off



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	830 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	71 mm
Průměr	345 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	2200 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	21 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU
EAN/UPC výrobek	872790097429400
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100523
Celková hmotnost	-


Rozměrové výkresy



Detektor pohybu a denního světla



Výška upevnění pro
stropnici je 3 m



Regulace osvětlení: 15 +/- 5 luxů
Nastavení času: 45 s +/- 5 s



PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU **NOVINKA**

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 2300 lm
840 studená bílá – 21 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	71 mm
Průměr	345 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	2300 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	21 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU
EAN/UPC výrobek	872790097431700
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100623
Celková hmotnost	-


Rozměrové výkresy



Detektor pohybu a denního světla



Výška upevnění pro
stropnici je 3 m



Regulace osvětlení: 15 +/- 5 luxů
Nastavení času: 45 s +/- 5 s



PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 820 lm
830 studená bílá – 10 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000 x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	830 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	50 mm
Průměr	240 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	820 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	10 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44
EAN/UPC výrobek	872790097433100
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100723
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 880 lm
840 studená bílá – 10 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000 x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	50 mm
Průměr	240 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	880 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	10 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44
EAN/UPC výrobek	872790097435500
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100823
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 2100 lm
830 studená bílá – 24 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000 x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	830 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	50 mm
Průměr	380 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	2100 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	24 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44
EAN/UPC výrobek	872790097437900
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100923
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 2200 lm
840 studená bílá – 24 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000 x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	50 mm
Průměr	380 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	2200 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	24 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	20,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44
EAN/UPC výrobek	872790097439300
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004101023
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 1100 lm
840 studená bílá – 10 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



15,000 h



Nestmívatelné



10,000x

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	50 mm
Průměr	240 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1100 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	112 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	17 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	15,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06
EAN/UPC výrobek	8727900974355
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	929004100823
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA LED Ceiling RD

PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06

PILA Ceiling RD – LED svítidlo, světelný tok 1900 lm
840 studená bílá – 17 W

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití



CRI



15,000 h



Nestmívatelné



10,000 x



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/ transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA Ceiling

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	-
Celková šířka	-
Celková výška	68 mm
Průměr	320 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1900 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	112 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	17 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L65B50	15,000 h
------------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06
EAN/UPC výrobek	8727900967821
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	915005778923
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy

