



PILA Světlo met

PILA BVP008 10W 3000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 10 W – 3000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
Pohybové čidlo	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	106 mm
Celková šířka	30 mm
Celková výška	98 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	900 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	10 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA BVP008 10W 3000K
EAN/UPC výrobek	87195145329499
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401810583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Světlo met

PILA BVP008 10W 4000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 10 W – 4000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
Pohybové čidlo	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	106 mm
Celková šířka	30 mm
Celková výška	98 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	950 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	10 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednávací název produktu	PILA BVP008 10W 4000K
EAN/UPC výrobek	87195145329899
Objednávací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401820583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Světlo met

PILA BVP008 20W 3000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 20 W – 3000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
Pohybové čidlo	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	141 mm
Celková šířka	28 mm
Celková výška	122 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1800 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	20 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA BVP008 20W 3000K
EAN/UPC výrobek	87195145329399
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401811583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Světlo met

PILA BVP008 20W 4000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 20 W – 4000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
Pohybové čidlo	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	141 mm
Celková šířka	28 mm
Celková výška	122 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1900 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	20 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA BVP008 20W 4000K
EAN/UPC výrobek	87195145329799
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401821583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA LED Světlo

PILA BVP008 50W 3000K

PILA Světlo – LED svítidlo, 50 W – 3000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	No
Pohybové čidlo	No

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	220 mm
Celková šířka	31 mm
Celková výška	175 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	4500 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	50 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednávací název produktu	PILA BVP008 50W 3000K
EAN/UPC výrobek	87195145329199
Objednávací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401814583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Světlo met

PILA BVP008 50W 4000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 50 W – 4000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
Pohybové čidlo	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	220 mm
Celková šířka	31 mm
Celková výška	175 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	4750 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	50 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednávací název produktu	PILA BVP008 50W 4000K
EAN/UPC výrobek	87195145329599
Objednávací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401824583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Světlo met

PILA BVP008 100W 4000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 100 W – 4000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-



Ovládání a stmívání

Stmívatelné	No
Pohybové čidlo	No

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	319 mm
Celková šířka	36 mm
Celková výška	245 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	9500 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	100 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednávací název produktu	PILA BVP008 100W 4000K
EAN/UPC výrobek	87195145329499
Objednávací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401826583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Světlo met

PILA BVP008 200W 4000K

PILA Světlo met – LED svítidlo, 200 W – 4000 K

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06



Produktová data

Obecné informace

Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BVP008 [PILA Světlo met]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
Pohybové čidlo	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	Sklo
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	455 mm
Celková šířka	58 mm
Celková výška	331 mm
Barva	Černá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	19 000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	200 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	35,000 h
------------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA BVP008 200W 4000K
EAN/UPC výrobek	87195145329399
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401828583
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy

