



PILA High-bay

PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB

PILA High-bay G2 – LED svítidlo
světelný tok 10000 lm – 840 studená bílá

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití
- Optická část krytu speciálním texturovaným sklem



CRI



30,000 h



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED100S [LED svítidlo, světelný tok 10000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volný vodič 0.3 m
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	Závěsný hák
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA BY007P G2 100W

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9



Přepětová ochrana	L,N 1KV; L,N-GND 2KV
-------------------	----------------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celkový průměr	220 mm
Celková výška	50 mm
Celková výška 1	99 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	Včetně háku na zavěšení

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	10000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	100 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L70	30,000 h
---------------	----------



Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	871016333508700
Objednací název produktu	PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB
EAN/UPC výrobek	8710163335087
Objednací kód	911401877884
Množství ks v balení	1
Množství ks v balení	1
Číslo materiálu (12NC)	911401877884
Celková hmotnost	0.9 kg

Rozměrové výkresy





PILA High-bay

PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB

PILA High-bay G2 – LED svítidlo
světelný tok 15000 lm – 840 studená bílá

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití
- Optická část krytu speciálním texturovaným sklem



CRI



30,000 h



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED100S [LED svítidlo, světelný tok 15000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volný vodič 0.3 m
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	Závěsný hák
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA BY007P G2 150W

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9



Přepětová ochrana	L,N 1KV; L,N-GND 2KV
-------------------	----------------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celkový průměr	260 mm
Celková výška	50 mm
Celková výška 1	99 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	Včetně háku na zavěšení

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	15000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	150 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L70	30,000 h
---------------	----------



Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	87195149586470000
Objednací název produktu	PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB
EAN/UPC výrobek	871951495864700
Objednací kód	911401877984
Množství ks v balení	1
Množství ks v balení	1
Číslo materiálu (12NC)	911401877984
Celková hmotnost	1.4 kg

Rozměrové výkresy





PILA High-bay

PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB

PILA High-bay G2 – LED svítidlo
světelný tok 20000 lm – 840 studená bílá

Benefity

- Energeticky úsporné
- Široká škála použití
- Optická část krytu speciálním texturovaným sklem



CRI



30,000 h



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED100S [LED svítidlo, světelný tok 20000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Volný vodič 0.3 m
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	Závěsný hák
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	PILA BY007P G2 200W

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9



Přepětová ochrana	L,N 1KV; L,N-GND 2KV
-------------------	----------------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celkový průměr	300 mm
Celková výška	50 mm
Celková výška 1	99 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	Včetně háku na zavěšení

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	20000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	200 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L70	30,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	87195149586540000
Objednací název produktu	PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB
EAN/UPC výrobek	871951495865400
Objednací kód	911401878084
Množství ks v balení	1
Množství ks v balení	1
Číslo materiálu (12NC)	911401878084
Celková hmotnost	1.8 kg

Rozměrové výkresy

