



PILA Vestavné LED panely

PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC

PILA Panel – světelný tok 4000 lm – 840 studená bílá

Benefity

- Široká škála použití
- Vysoké úspory energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Nestmívatelné



Bezpečnostní
třída



IP20

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED40S [Svitidlo LED, světelný tok 4000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předradниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předradníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Přípojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
URG <19	Ne
Kód produktové řady	RC007C [PILA Panel]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9



Přepětová ochrana	-
-------------------	---

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál optického krytu/čochy	Polystyren
Optický kryt/povrch čochy	Opál
Celkový průměr	595 mm
Celková výška	595 mm
Celková výška 1	33 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	Sada na zavěšení, Sada na přísazení, Sada pro instalaci do sádkartonu, Přívodní kabel

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	4000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	40 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	87195149599729900
Objednací název produktu	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC
EAN/UPC výrobek	871951495997299
Objednací kód	911401879584
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401879584
Celková hmotnost	2.100 kg

Rozměrové výkresy





PILA Vestavné LED panely

PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC

PILA Panel – světelný tok 4000 lm – 840 studená bílá

Benefity

- Široká škála použití
- Vysoké úspory energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Nestmívatelné



Bezpečnostní třída



IP20

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED40S [LED svítidlo, světelný tok 4000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předradníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Přípojení	Volné vodiče
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
URG <19	Ano
Kód produktové řady	RC007C [PILA Panel]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9



Přepětová ochrana	-
-------------------	---

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál optického krytu/čochy	Polystyren
Optický kryt/povrch čochy	Micro prism
Celkový průměr	595 mm
Celková výška	595 mm
Celková výška 1	34 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	Sada na zavěšení, Sada na přisazení, Sada pro instalaci do sádkartonu, Přívodní kabel

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	4000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	40 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	87195149599899900
Objednací název produktu	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC
EAN/UPC výrobek	871951495998999
Objednací kód	911401879684
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401879684
Celková hmotnost	2.100 kg

Rozměrové výkresy

