



PILA LED Prachotěs Classic

PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC

PILA Prachotěs Classic – LED svítidlo, světelný tok 2000 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 600 mm

Benefity

- Robustní svítidlo bez klipu
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech a také s možností průchozího zapojení



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK08



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED20S [LED svítidlo, světelný tok 2000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	-
Průchozí zapojení	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	26
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT008C [PILA Prachotěs Classic]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	12 A

Doba náběhu	350 μs
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Teplota

Rozsah okolních teplot	-20 to +40 °C
------------------------	---------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	565 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	60 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	2000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	18 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L60	35,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC
EAN/UPC výrobek	8719514964907
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401813685
Celková hmotnost	0.35 kg

Rozměrové výkresy





PILA LED Prachotěs Classic

PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC

PILA Prachotěs Classic – LED svítidlo, světelný tok 2000 lm –
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 600 mm – Průchozí zapojení

Benefity

- Robustní svítidlo bez klipu
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech a také s možností průchozího zapojení



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK08



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED20S [LED svítidlo, světelný tok 2000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	-
Průchozí zapojení	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	26
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT008C [PILA Prachotěs Classic]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	12 A

Doba náběhu	350 μs
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Teplota

Rozsah okolních teplot	-20 to +40 °C
------------------------	---------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	580 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	60 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	2000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	18 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L60	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC
EAN/UPC výrobek	8719514964938
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401813985
Celková hmotnost	0.35 kg

Rozměrové výkresy





PILA LED Prachotěs Classic

PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC

PILA Prachotěs Classic – LED svítidlo, světelný tok 4000 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 1200 mm

Benefity

- Robustní svítidlo bez klipu
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech a také s možností průchozího zapojení



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK08



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED40S [LED svítidlo, světelný tok 4000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	-
Průchozí zapojení	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	22
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT008C [PILA Prachotěs Classic]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	15 A

Doba náběhu	332 μ s
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Teplota

Rozsah okolních teplot	-20 to +40 °C
------------------------	---------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	1170 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	60 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	4000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	36 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L60	35,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC
EAN/UPC výrobek	8719514964914
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401813785
Celková hmotnost	0.70 kg

Rozměrové výkresy





PILA LED Prachotěs Classic

PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC

PILA Prachotěs Classic – LED svítidlo, světelný tok 4000 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 1200 mm – Průchozí zapojení

Benefity

- Robustní svítidlo bez klipu
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech a také s možností průchozího zapojení



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK08



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED40S [LED svítidlo, světelný tok 4000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	-
Průchozí zapojení	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	22
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT008C [PILA Prachotěs Classic]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	15 A

Doba náběhu	332 μ s
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Teplota

Rozsah okolních teplot	-20 to +40 °C
------------------------	---------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	1185 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	60 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	4000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	36 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L60	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC
EAN/UPC výrobek	8719514964945
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401814085
Celková hmotnost	0.70 kg

Rozměrové výkresy





PILA LED Prachotěs Classic

PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC

PILA Prachotěs Classic – LED svítidlo, světelný tok 6000 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 1500 mm

Benefity

- Robustní svítidlo bez klipu
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech a také s možností průchozího zapojení



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK08



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED60S [LED svítidlo, světelný tok 6000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	-
Průchozí zapojení	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	18
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT008C [PILA Prachotěs Classic]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	21 A

Doba náběhu	290 μs
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Teplota

Rozsah okolních teplot	-20 to +40 °C
------------------------	---------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čochy	-
Celková délka	1470 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	60 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C



PILA LED Prachotěs Classic

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	6000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	53 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L60	35,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC
EAN/UPC výrobek	8719514964921
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401813885
Celková hmotnost	0.82 kg

Rozměrové výkresy





PILA LED Prachotěs Classic

PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC

PILA Prachotěs Classic – LED svítidlo, světelný tok 6000 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 1500 mm – Průchozí zapojení

Benefity

- Robustní svítidlo bez klipu
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech a také s možností průchozího zapojení



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK08



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED60S [LED svítidlo, světelný tok 6000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	-
Průchozí zapojení	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	18
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT008C [PILA Prachotěs Classic]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	21 A

Doba náběhu	290 μs
Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Teplota

Rozsah okolních teplot	-20 to +40 °C
------------------------	---------------

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	1485 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	60 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C

Světelné technické (splňuje normu IEC)

Světelný tok	6000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	53 W

Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

Životnost L60	35,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC
EAN/UPC výrobek	8719514964952
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401814185
Celková hmotnost	0.82 kg

Rozměrové výkresy

