



Mayores beneficios,
al mejor costo.

PILA Luminario LED a prueba de vapor

Características técnicas

Descripción del producto	PILA WT007 34W/865 120-277	PILA WT007 54W/865 120-277
Potencia (W)	34	54
Flujo luminoso (lm)	3400	5400
Temperatura de color (K)	6500	6500
Tensión	120-277V	120-277V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
CRI	≥ 80	≥ 80
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Grado IP	65	65
Grado IK	06	06
Aislación eléctrica	CLASE II	CLASE II
Vida útil	20,000 hrs	20,000 hrs
Material del housing	Polycarbonato	Polycarbonato
Color	Gris oscuro	Gris oscuro
Conexión	Cable	Cable
12NC	911401855980	911401856180



80

CRI



120-277V



20,000 h



No dimeable


Aplicaciones

- Oficinas
- Industria
- Edificios
- Aeropuertos
- Ideal para estacionamientos

Beneficios

- Eficiente
- Ahorro de energía
- Fácil y rápido de instalar
- 2 años de garantía

Dimensiones



L (mm)	W (mm)	H (mm)
1198	52.5	35.5
1498	52.5	35.5

12NC	Descripción	Temperatura de color (K)	Dimensiones AxBxC (mm)	 Kg
911401855980	PILA WT007 34W/865 120-277	6500	1198x52.5x35.5	0.55
911401856180	PILA WT007 54W/865 120-277	6500	1498x52.5x35.5	0.64