







Estanco WT007 C



Ideal para áreas con polvo y humedad.

Especificaciones

80    
CRI 120-277V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA WT007 34W/865 120-277	PILA WT007 54W/865 120-277
12NC	911401855980	911401856180
Potencia (W)	34	54
Flujo luminoso (lm)	3.400	5.400
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
IP	IP65	IP65
IK	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase II	Clase II
Factor de potencia	0.9	0.9
Conexión	Cable	Cable

Accesorios para aplicar y suspender, tornillos y tarugos incluidos.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Oficinas e industrias
- ▶ Edificios y aeropuertos
- ▶ Ideal para estacionamientos
- ▶ Espacios interiores húmedos y con presencia de polvo
- ▶ Espacios semicubiertos o de circulación