



High bay BY007

La solución perfecta para grandes áreas cubiertas.

Especificaciones

>70 CRI **⚡** 120-277V **~** 50/60HZ **⌚** 30,000 h **⊗** No dimerizable

Nombre comercial	PILA BY007 100W/CW 120-277 WB	PILA BY007 150W/CW 120-277 WB	PILA BY007 200W/CW 120-277 WB
12NC	911401878184	911401878284	911401878384
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	11.000	16.500	22.000
Eficiencia (lm/W)	110	110	110
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Factor de potencia	> 0.95	> 0.95	> 0.95
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Accesorio gancho para suspender incluido.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias y depósitos
- ▶ Áreas deportivas cubiertas
- ▶ Áreas de manufactura
- ▶ Salas de exposiciones
- ▶ Salones de techo alto



LED Bulb PILA



Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 100-130V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12 NL	PILA LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/12	PILA LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12 NL
12NC	929003760134	929003760136	929003760334
Consumo (W)	6	8	10
Flujo luminoso (lm)	450	550	910
Eficiencia (lm/W)	75	69	91
Temperatura de color (K)	6.500	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas



LED Bulb PILA



Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 100-130V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 13W E27 6500KLV 1PF/12 NL	PILA LEDBulb 16W E27 6500KLV 1PF/12NL
12NC	929003760534	929003760734
Consumo (W)	13	16
Flujo luminoso (lm)	1050	1500
Eficiencia (lm/W)	81	94
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas



Panel RC007B G3

Confort y eficiencia para oficinas,
aulas y comercios.



Especificaciones

80    
CRI 120-277V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA RC007B LED36S/840 W59L59 UNV LA G3	PILA RC007B LED36S/865 W59L59 UNV LA G3
12NC	911401880985	911401881085
Potencia (W)	40	40
Flujo luminoso (lm)	3.600	3.600
Eficiencia (lm/W)	90	90
Temperatura de color (K)	4.000	6.500
IP	IP20	IP20
IK	IK02	IK02
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable

Modelos aptos para colocar simplemente apoyados en perfilería de cielorrasos modulares tipo "europeo" de 600 mm X 600 mm.
Clips de fijación metálicos para instalación empotrada en cielorrasos suspendidos y accesorios para suspender disponibles por separado.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Tipo Backlit
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Comercios
- ▶ Oficinas
- ▶ Hoteles
- ▶ Escuelas
- ▶ Edificios



Panel RC007B G3

Confort y eficiencia para oficinas,
aulas y comercios.



Especificaciones

80    
CRI 120-277V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA RC007B LED36S/840 W60L60 UNV LA G3	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3
12NC	911401881185	911401881285
Potencia (W)	40	40
Flujo luminoso (lm)	3.600	3.600
Eficiencia (lm/W)	90	90
Temperatura de color (K)	4.000	6.500
IP	IP20	IP20
IK	IK02	IK02
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable

Modelos aptos para colocar simplemente apoyados en perfilería de cielorrasos modulares tipo "americano" de 610 mm X 610 mm.
Clips de fijación metálicos para instalación empotrada en cielorrasos suspendidos y accesorios para suspender disponibles por separado.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Tipo Backlit
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Comercios
- ▶ Oficinas
- ▶ Hoteles
- ▶ Escuelas
- ▶ Edificios



Reflector BVP008 SE

Iluminación exterior de seguridad
o destaque.



Especificaciones

80

CRI



110-240V



50/60HZ



10,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 10W 110-240 CW SE G2	PILA BVP008 30W 110-240 CW SE G2	PILA BVP008 50W 110-240 CW SE G2
12NC	911401820188	911401820388	911401820588
Potencia (W)	10	30	50
Flujo luminoso (lm)	850	3.000	3.500
Eficiencia (lm/W)	85	100	70
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad



Reflector BVP008 SE

Cubre grandes áreas exteriores
con bajo consumo.



Especificaciones

80

CRI



110-240V



50/60HZ



10,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 100W 110-240 CW SE G2	PILA BVP008 150W 110-240 CW SE G2	PILA BVP008 200W 110-240 CW SE G2
12NC	911401820788	911401820988	911401821188
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	7.000	12.750	14.000
Eficiencia (lm/W)	70	85	70
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK07	IK07	IK07
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad



Tubo LED T8 PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

70

CRI



110-220V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV
12NC	929003561712	929003561512
Consumo (W)	8	16
Flujo luminoso (lm)	800	1.600
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I
Base	G13	G13

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias
- ▶ Depósitos
- ▶ Estacionamientos



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 400 30K 6W 4" WV	PILA DL052 R Rd LED 400 40K 6W 4" WV	PILA DL052 R Rd LED 400 65K 6W 4" WV
12NC	929004075702	929004075802	929004075902
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, embutido
Consumo (W)	6	6	6
Flujo luminoso (lm)	400	400	400
Eficiencia (lm/W)	67	67	67
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV	PILA DL052 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004076002	929004076102	929004076202
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, embutido
Consumo (W)	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	900	900	900
Eficiencia (lm/W)	75	75	75
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 120-277 V 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV	PILA DL052 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV
12NC	929004076302	929004076402	929004076502
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, embutido
Consumo (W)	18	18	18
Flujo luminoso (lm)	1.300	1.300	1.300
Eficiencia (lm/W)	72	72	72
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable


Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 R Rd LED 2000 40K 24W 11" WV	PILA DL052 R Rd LED 2000 65K 24W 11" WV
12NC	929004076602	929004076702	929004076802
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, embutido
Consumo (W)	24	24	24
Flujo luminoso (lm)	2.000	2.000	2.000
Eficiencia (lm/W)	83	83	83
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable


Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV	PILA DL052 R SQ LED 400 40K 6W 4" WV	PILA DL052 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV
12NC	929004076902	929004077002	929004077102
Formato	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido
Consumo (W)	6	6	6
Flujo luminoso (lm)	400	400	400
Eficiencia (lm/W)	67	67	67
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable


Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV	PILA DL052 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004077202	929004077302	929004077402
Formato	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido
Consumo (W)	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	900	900	900
Eficiencia (lm/W)	75	75	75
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable


Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	PILA DL052 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV
12NC	929004077502	929004077602	929004077702
Formato	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido
Consumo (W)	18	18	18
Flujo luminoso (lm)	1.300	1.300	1.300
Eficiencia (lm/W)	72	72	72
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 R SQ LED 2000 40K 24W 11" WV	PILA DL052 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
12NC	929004077802	929004077902	929004078002
Formato	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido	Cuadrado, embutido
Consumo (W)	24	24	24
Flujo luminoso (lm)	2.000	2.000	2.000
Eficiencia (lm/W)	83	83	83
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	PILA DL052 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004078402	929004078502	929004078602
Formato	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	900	900	900
Eficiencia (lm/W)	75	75	75
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 120-277 V 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	PILA DL052 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV
12NC	929004078702	929004078802	929004078902
Formato	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	18	18	18
Flujo luminoso (lm)	1.300	1.300	1.300
Eficiencia (lm/W)	72	72	72
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.



Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 SF RD LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV	PILA DL052 SF RD LED 2000 65K 24W 11" WV
12NC	929004079002	929004079102	929004079202
Formato	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	24	24	24
Flujo luminoso (lm)	2.000	2.000	2.000
Eficiencia (lm/W)	83	83	83
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	PILA DL052 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	PILA DL052 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004079602	929004079702	929004079802
Formato	Cuadrado, sobrepuesto	Cuadrado, sobrepuesto	Cuadrado, sobrepuesto
Consumo (W)	12	12	12
Flujo luminoso (lm)	900	900	900
Eficiencia (lm/W)	75	75	75
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	PILA DL052 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	PILA DL052 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV
12NC	929004079902	929004080002	929004080102
Formato	Cuadrado, sobrepuesto	Cuadrado, sobrepuesto	Cuadrado, sobrepuesto
Consumo (W)	18	18	18
Flujo luminoso (lm)	1.300	1.300	1.300
Eficiencia (lm/W)	72	72	72
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



120-277 V



20,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 SF SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	PILA DL052 SF SQ LED 2000 40K 24W 11" WV	PILA DL052 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
12NC	929004080202	929004080302	929004080402
Formato	Cuadrado, sobrepuesto	Cuadrado, sobrepuesto	Cuadrado, sobrepuesto
Consumo (W)	24	24	24
Flujo luminoso (lm)	2.000	2.000	2.000
Eficiencia (lm/W)	83	83	83
Temperatura de color (K)	3.000	4.000	6.500
Factor de potencia	> 0.90	> 0.90	> 0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Conexión	Cable	Cable	Cable

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Estanco WT007 C

Ideal para áreas con polvo y humedad.

Especificaciones

>80    
CRI 120-277V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA WT007 34W/865 120-277	PILA WT007 54W/865 120-277
12NC	911401855980	911401856180
Potencia (W)	34	54
Flujo luminoso (lm)	3.400	5.400
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
IP	IP65	IP65
IK	IK06	IK06
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase II	Clase II
Conexión	Cable	Cable

Accesorios para aplicar y suspender, tornillos y tarugos incluidos.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Oficinas e industrias
- ▶ Edificios y aeropuertos
- ▶ Ideal para estacionamientos
- ▶ Espacios interiores húmedos y con presencia de polvo
- ▶ Espacios semicubiertos o de circulación