



Highbay BY007

La solución perfecta para grandes áreas cubiertas.



Especificaciones

>70 CRI **120-277V** **50/60HZ** **30,000 h** **No dimerizable**

Nombre comercial	PILA BY007 100W CW 120-277 WB	PILA BY007 150W CW 120-277 WB	PILA BY007 200W CW 120-277 WB
12NC	911401878184	911401878284	911401878384
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	11.000	16.500	22.000
Eficiencia (lm/W)	110	110	110
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	0.95	0.95	0.95
Conexión	Cable	Cable	Cable

Accesorio gancho para suspender incluido.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias y depósitos
- ▶ Áreas deportivas cubiertas
- ▶ Áreas de manufactura
- ▶ Salas de exposiciones
- ▶ Salones de techo alto



Downlight PILA

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

80

CRI



110-240 V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA DL052 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV	PILA DL052 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV	PILA DL052 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
12NC	929004076202	929004076502	929004078602
Formato	Circular, embutido	Circular, embutido	Circular, sobrepuesto
Consumo (W)	12	18	12
Flujo luminoso (lm)	900	1.300	900
Eficiencia (lm/W)	75	72	75
Temperatura de color (K)	6.500	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20
IK	IK01	IK01	IK01

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Estanco WT007 C

Ideal para áreas con polvo y humedad.

Especificaciones

80    
CRI 120-277V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA WT007 34W/865 120-277	PILA WT007 54W/865 120-277
12NC	911401855980	911401856180
Potencia (W)	34	54
Flujo luminoso (lm)	3.400	5.400
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
IP	IP65	IP65
IK	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase II	Clase II
Factor de potencia	0.9	0.9
Conexión	Cable	Cable

Accesorios para aplicar y suspender, tornillos y tarugos incluidos.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Oficinas e industrias
- ▶ Edificios y aeropuertos
- ▶ Ideal para estacionamientos
- ▶ Espacios interiores húmedos y con presencia de polvo
- ▶ Espacios semicubiertos o de circulación



Panel RC007B G3

Confort y eficiencia para oficinas,
aulas y comercios.



Especificaciones

80    
CRI 120-277V 50/60HZ 25,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3
12NC	911401881285
Potencia (W)	40
Flujo luminoso (lm)	3.600
Eficiencia (lm/W)	90
Temperatura de color (K)	6.500
IP	IP20
IK	IK02
Clase de seguridad	Clase I
Factor de potencia	> 0.9
Conexión	Cable

Modelos aptos para colocar simplemente apoyados en perfilería de cielorrasos modulares tipo "americano" de 610 mm X 610 mm.
Clips de fijación metálicos para instalación empotrada en cielorrasos suspendidos y accesorios para suspender disponibles por separado.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Tipo Backlit
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Comercios
- ▶ Oficinas
- ▶ Hoteles
- ▶ Escuelas
- ▶ Edificios



Proyector BVP008 SE

Iluminación exterior de seguridad o destaque.



Especificaciones

80

CRI



120-277V



50/60HZ



10,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 10W 120-277 CW	PILA BVP008 30W 120-277 CW	PILA BVP008 50W 110-240 CW SE G2
12NC	911401894685	911401846481	911401820588
Potencia (W)	10	30	50
Flujo luminoso (lm)	850	3.000	3.500
Eficiencia (lm/W)	85	100	70
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK07	IK05
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad



Proyector BVP008 SE

Cubre grandes áreas exteriores
con bajo consumo.



Especificaciones

80

CRI



120-277V



50/60HZ



10,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 100W 110-240 CW SE G2	PILA BVP008 150W 110-277 CW SE	PILA BVP008 200W 110-240 CW SE G2
12NC	911401820788	911401820988	911401821188
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	7.000	12.750	14.000
Eficiencia (lm/W)	70	85	70
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK05	IK06	IK05
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad



Tubo LED T8 PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

70

CRI



100-220V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV
12NC	929003561712	929003561512
Formato	LEDTUBE	LEDTUBE
Consumo (W)	8	16
Flujo luminoso (lm)	800	1.600
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	G13	G13

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias
- ▶ Depósitos
- ▶ Estacionamientos



Lámpara LED Bulbo PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones



80 CRI  120V  50/60HZ  15,000 h  No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12	PILA LEDBulb 16W E27 6500KLV 1PF/12
12NC	929003760334	929003760734
Formato	A60	A60
Consumo (W)	10	16
Reemplazo (W)	80	95
Flujo luminoso (lm)	910	1500
Eficiencia (lm/W)	91	94
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas