



Lámpara LED Bulbo PILA



Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 220-240V 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 7W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 7W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 9W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
	12NC			
Formato	A60	A60	A60	A60
Consumo (W)	7	7	9	9
Reemplazo (W)	50	50	65	65
Flujo luminoso (lm)	500	520	650	680
Eficiencia (lm/W)	71	74	72	76
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27	E27

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Lámpara LED Bulbo PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones



80   
CRI 220-240V 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929003642231	929003642331
Formato	A60	A60
Consumo (W)	12	12
Reemplazo (W)	80	80
Flujo luminoso (lm)	860	900
Eficiencia (lm/W)	72	75
Temperatura de color (K)	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27

Beneficios:

- Confiabilidad
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 1 año de garantía

Aplicaciones:

- Residencial
- Escuelas
- Hotelería
- Oficinas



Lámpara LED Bulbo PILA



Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 220-240V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN
	PILA LEDBulb6W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb6W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb8W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb8W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929001955155	929001955255	929001955355	929001954855
Formato	A60	A60	A60	A60
Consumo (W)	6	6	8	8
Reemplazo (W)	50	50	65	65
Flujo luminoso (lm)	520	520	700	700
Eficiencia (lm/W)	86	86	87	87
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas



Lámpara LED Bulbo PILA



Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

80   
CRI 220-240V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	NUEVA GENERACIÓN		NUEVA GENERACIÓN	
	PILA LEDBulb10.5W E27 3000K HV 1PF SOLA	PILA LEDBulb10.5W E27 6500K HV 1PF SOLA	PILA LEDBulb 13W E27 3000K HV 1PF/20 SOLA	PILA LEDBulb 13W E27 6500K HV 1PF/20 SOLA
12NC	929001954955	929001955055	929002299551	929002299851
Formato	A60	A60	A60	A65
Consumo (W)	10.5	10.5	13	13
Reemplazo (W)	80	80	95	95
Flujo luminoso (lm)	900	900	1150	1250
Eficiencia (lm/W)	85	85	88	96
Temperatura de color (K)	3.000	6.500	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas



Lámpara LED Bulbo PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones



80

CRI



220-240V



15,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	NUEVA GENERACIÓN	NUEVA GENERACIÓN
	PILA LEDBulb 15W E27 3000K HV 1PF/20SOLA	PILA LEDBulb 15W E27 6500K HV 1PF/20SOLA
12NC	929003815351	929003815451
Formato	A60	A60
Consumo (W)	15	15
Reemplazo (W)	100	100
Flujo luminoso (lm)	1350	1450
Eficiencia (lm/W)	90	96
Temperatura de color (K)	3.000	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas