



# Corpuri de iluminat Pila LED

Căutați produse de iluminat  
LED accesibile și fiabile în  
același timp? Corpurile de  
iluminat PILA LED  
sunt soluția perfectă.



# Proiector

## BVP007

- Putere nominală: 10, 20 sau 50 W
- Temperatură de culoare: 3000 sau 4000 K
- Clasa de protecție: I
- Interval temperatură ambientală: de la -25 la +40 °C
- Gama include și o versiune cu senzor de mișcare IR



| Cod          | EAN             | Descriere produs          | Putere nominală W | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 911401732222 | 871016332992599 | PILA BVP007 50W 4000k     | 50                | 4 250           | 4.000                    |
| 911401732252 | 871016332991899 | PILA BVP007 50W 3000k     |                   |                 | 3.000                    |
| 911401732212 | 871016332990199 | PILA BVP007 20W 4000k     | 20                | 1 700           | 4.000                    |
| 911401732242 | 871016332989599 | PILA BVP007 20W 3000k     |                   |                 | 3.000                    |
| 911401732202 | 871016332988899 | PILA BVP007 10W 4000k     | 10                | 850             | 4.000                    |
| 911401732232 | 871016332987199 | PILA BVP007 10W 3000k     |                   |                 | 3.000                    |
| 911401732272 | 871016332994999 | PILA BVP007 20W 4000k MDU | 20                | 1 700           | 4.000                    |
| 911401732282 | 871016332995699 | PILA BVP007 50W 4000k MDU | 50                | 4 250           | 4.000                    |



# Aplică cu montaj pe perete sau tavan

## WL007C

## Ceiling RD

- Montare pe perete sau pe tavan
- IP 65 (versiune fără senzor) / IP 54 (versiune cu senzor)
- Oval (OVL) sau rotund (RND)
- Interval temperatură ambientală: de la -25 la +40 °C
- Unghi de detectare 90 °
- Disponibil și cu senzor de mișcare HF (MDU)



GEN 1

GEN 2



| Cod          | EAN             | Descriere produs                      | Putere nominală W | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 911401735132 | 871016333510099 | PILA WL007C LED13S/840 PSU OVL WH     | 15                | 1.400           | 4.000                    |
| 911401735142 | 871016333511799 | PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH | 15                | 1.300           | 4.000                    |
| 911401774752 | 871016336442199 | PILA WL007C LED12S/840 PSU RND WH G2  | 12                | 960             | 4.000                    |
| 911401774762 | 871016336443899 | PILA WL007C LED20S/840 PSU RND WH G2  | 20                | 1.600           | 4.000                    |
| 915005778323 | 872790096780700 | PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06        | 10                | 1.100           | 4.000                    |
| 915005778923 | 872790096782100 | PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06        | 17                | 1.700           | 4.000                    |



# Corp de iluminat orientat în jos

## DN020B

- Corp de iluminat orientat în jos încadrat
- Putere nominală de la 15 la 24 W
- Două temperaturi de culoare: 3000 K și 4000 K
- Înălțime: 38 mm



| Cod          | EAN             | Descriere produs                        | Putere nominală W | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 929002082982 | 872790096784500 | PILA DN020B G2 LED12/830 15W D150 RD EU | 15                | 1.150           | 3.000                    |
| 929002083082 | 872790096786900 | PILA DN020B G2 LED12/840 15W D150 RD EU | 15                | 1.150           | 4.000                    |
| 929002083582 | 872790096788300 | PILA DN020B G2 LED20/830 24W D200 RD EU | 24                | 1.900           | 3.000                    |
| 929002083682 | 872790096790600 | PILA DN020B G2 LED20/840 24W D200 RD EU | 24                | 1.900           | 4.000                    |

## SL252

- Spot integrat
- Instalare ușoară
- Două temperaturi de culoare: 2700 K și 4000 K



| Cod          | EAN             | Descriere produs                    | Putere nominală W | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 929002222647 | 872790096792000 | PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06 | 5                 | 270             | 2.700                    |
| 929002222747 | 872790096794400 | PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06 | 5                 | 280             | 4.000                    |

# PANEL

## RC007B

- Panel încorporat, potrivit pentru iluminarea zonelor comune, coridoarelor etc.
- Optică standard (NOC) - nu este adecvat pentru utilizarea în birouri
- Clasa de protecție II
- Interval temperatură ambientală: de la -20 la +45 °C
- Accesorii disponibile pentru diferite tipuri de montaj



| Cod          | EAN             | Descriere produs                      | Putere nominală W                           | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 911401801180 | 871016334017399 | PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC | 14                                          | 1.200           | 4.000                    |
| 911401801080 | 871016334016699 | PILA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC | 36                                          | 3.200           | 4.000                    |
| 911401824180 | 871016334716599 | RC007Z SMB-PLC                        | Set pentru instalare pe gips carton         |                 |                          |
| 911401824280 | 871016334717299 | RC007Z SME-2                          | Set pentru suspendarea corpului de iluminat |                 |                          |

# Corp de iluminat etanș



## WT007C

- Eficiență ridicată (100 lm / W)
- Clasa de protecție I
- Interval temperatură ambientală: de la -20 la +35 °C
- Dimensiuni compacte - lățimea corpului doar 36 mm, înălțimea 45 mm



4000 K



35 000 h (L70)



NON-DIMABIL



IP65



IK06

| Cod          | EAN             | Descriere produs                 | Putere nominală W | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 911401735772 | 871016333514899 | PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200 | 34                | 3.400           | 4.000                    |
| 911401735782 | 871016333515599 | PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500 | 54                | 5.400           | 4.000                    |
| 911401809680 | 871016334311299 | PILA WT007C LED17S/840 PSU L600  | 17                | 1.700           | 4.000                    |

# Corp de iluminat tip baghetă

## BN007C

- Eficiență ridicată (100 lm / W)
- Clasa de protecție I
- Gamă largă de aplicații



4000 K



35 000 h (L70)



NON-DIMABIL



IP20



IK02

| Cod          | EAN             | Descriere produs                 | Putere nominală W | Flux luminos lm | Temperatura de culoare K |
|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 911401735772 | 871016333514899 | PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200 | 34                | 3.400           | 4.000                    |

[www.pila-led.com](http://www.pila-led.com)

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informația prezentată aici nu poate fi modificată fără notificare în prealabil. Signify nu garantează acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în această broșură și nu va fi trasă la răspundere pentru orice acțiune legată de aceasta. Informațiile prezentate în acest document nu au caracter comercial și nu fac parte din niciun contract sau ofertă comercială, decât cu acordul prealabil al Signify.

signify