



Guide d'éclairage Prêt à partir

livraison rapide

Nous ne pouvons
accélérer la vitesse
de la lumière mais
nous avons trouvé
comment vous la faire
parvenir plus rapidement.



signify.com/quickship

Édition 4e trimestre 2023

Produits en stock

livraison rapide

Optez pour Signify et profitez de marques d'éclairage Prêtàpartir offrant une excellente valeur

Voici notre dernier [guide d'éclairage Livraisonrapide et Prêtàpartir](#). Ce nouveau guide a été revu pour inclure une mise à jour de l'offre de produits conçus pour répondre aux besoins quotidiens d'une vaste gamme de projets d'éclairage.

Ce guide a été pensé pour répondre aux exigences en matière de stock et de projets de construction facultatifs en offrant des solutions d'éclairage prêt à partir.

Faites votre choix parmi une large gamme de produits **Prêts pour le stock** (commande expédiée en 2 jours*) et produits **Prêts pour la conception** (commande expédiée en 10 jours*) qui aident à répondre aux délais de livraison exigeants des projets.

Pour obtenir la plus récente information, visiter :

[signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship)

* Le temps de service est calculé à partir de l'entrée de commande jusqu'à l'expédition.
Pour tous les détails se reporter à la page 5.



Éclairage architectural 10

Éclairage de bureau et industriel 12
Luminaires pour très grande hauteur 14
Linéaire 18
Grille / encastré 24

Éclairage sur rail et encastré intérieur 32
Encastrés Core 34
Trousse d'encastres 42
Éclairage sur rail 62

Éclairage commercial extérieur 70
Éclairage de sites et grandes surfaces, garage et marquise 72
Projecteurs et appliques murales 76
Application spéciale 80
Éclairage paysager 81

Contrôles d'éclairage connecté 82

Lampes DEL et modernisation 84

Électroniques DEL 88

Pourquoi opter pour Signify ? 4

Engagement 5

Définitions 91

Outils et ressources 92



Une longue histoire d'excellence

Chef de file mondial de l'éclairage depuis plus de 130 ans, Signify bénéficie d'une connaissance et de la gamme la plus complète pour tous les types d'application. Signify est devenu neutre en carbone en 2020. Nous sommes toujours le no 1 en lampes traditionnelles, lampes DEL et éclairage connecté. Avec plus de 17750 brevets, Signify investit 4,8 % du total de ses ventes en R et D ce qui est deux fois plus que notre plus proche concurrent ! Nous reconnaissons que les partenariats sont beaucoup plus que seulement des ventes.

Faisons profiter nos ventes ensemble.
Nous sommes prêts à travailler avec vous.

Un service
rapide et fiable
directement de
nos deux centres
de distribution
et usines de
fabrication.



Trouvez exactement ce que vous recherchez

Notre gamme de produits prêts pour le stock facilite vos recherches et permet de trouver exactement ce dont vous avez besoin. Nos produits sont conçus pour une commande facile avec le portail MyLighting de Signify. Les produits prêts à partir sont faciles à installer en seulement quelques étapes et leurs prix sont concurrentiels pour répondre aux projets soucieux du budget et axés sur les coûts et l'énergie. Les distributeurs profitent également de notre programme Prêt pour le stock qui procure des offres sur le transport, les ventes garanties, le remboursement pour changement de prix, des avis de retraits de produits, le soutien marketing, de merchandising et encore plus.

Homologations et étiquettes



Engagement

Suivant d'importants investissements en inventaire de produits finis et de composants, nous avons pris l'engagement de pouvoir expédier.

Si toutefois des enjeux imprévus survenaient ou que le volume de commande excède la quantité maximale, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour répondre à vos besoins et vous confirmer une date de livraison acceptable.

Requêtes reliées aux commandes :
canada.om@signify.com / 1 800 668-9008

Requêtes générales : 1 800 555-0050

MyLighting : www.mylighting.signify.com

Si vous avez des interrogations, veuillez contacter votre représentant ou le service à la clientèle.

Prêtàpartir	Prêt pour le stock	Prêt pour conception	Prêt pour spécification
Offre de service	Stock et flux	Conception-construction	Spécification / soumission / achat
Stock / Commande / Support aux ventes	•	•	•
Lampes, ballasts, luminaires	Commande à la livraison en 2 jours	Commande à la livraison en 10 jours	Expédié en 4 à 6 semaines
Filtrable dans le catalogue électronique	•	•	•
Retournable	•		

Conditions

Livraison prépayée pour toutes les commandes de stock **Prêtàpartir** si les commandes combinées totalisent plus de 3000 \$.

Des options sont offertes pour les commandes de moins de 3 000 \$, pour plus d'information, veuillez contacter plc-orderentry@signify.com.

Pour tous les détails sur nos conditions de ventes générales, veuillez visiter www.signify.com/fr-ca/support/garanties.

Traitement des commandes

Les délais sont calculés à partir du moment où la commande est entrée et reçue par notre entrepôt. Nous nous sommes engagés à entrer les commandes dans les 24 heures suivant la réception.

Pour vous assurer que votre commande est traitée sans délais, nous vous recommandons de bien vérifier ce qui suit :

- Bons numéros de catalogue
- Détail du prix (no de l'offre, référence de l'entente de réduction de prix)
- Indiquer « Livraison rapide » sur votre commande

Commandes importantes

Pour s'assurer de répondre aux besoins de tous nos clients et de respecter les délais indiqués, des quantités maximales par commande peuvent s'appliquer. Si la commande excède le seuil établi, Signify vous contactera pour s'entendre sur un possible délai pour votre grande quantité. Il est fortement recommandé d'aviser à l'avance votre représentant Signify de toutes commandes importantes prévues.


Délais de transport

Pour les produits **Prêt pour le stock**, Signify garde des niveaux de stock de ses luminaires à son entrepôt à Markham en Ontario afin de répondre aux besoins d'accès rapide à l'inventaire de ses clients. Pour votre commodité nous avons inclus des quantités recommandées par palette afin que vous puissiez planifier vos commandes. Vous pouvez calculer quand vous recevrez votre expédition en ajoutant les délais de transport suivants à la date prévue d'expédition de notre entrepôt.

Toronto / Ottawa / Montréal	+1 jour
Windsor	+2 jours
Sudbury / Ville de Québec	+3 jours
Manitoba / Nouveau-Brunswick	+4 jours
Saskatchewan / Nouvelle-Écosse / I.-P.-É.	+5 jours
Alberta	+6 jours
Colombie-Britannique / Terre-Neuve	+7 jours

La bonne solution pour tous les besoins

Signify procure des solutions pour tous les besoins d'éclairage, que ce soit pour éclairer ou connecter vos espaces publics, pour mettre à jour votre bâtiment commercial, pour économiser l'énergie ou travailler dans un hôpital à construire, nous avons tout pour vous.



Prêt à partir – Solutions d'éclairage pour chacun de vos besoins.

Gagnez du temps et améliorez la productivité en regroupant vos achats de stock avec nous ! Notre gamme de produits prêts à partir inclut des offres de livraison rapide en 2 jours et 10 jours et facilite vos recherches afin de trouver exactement ce dont vous avez besoin.

Luminaires intérieurs

LEDALITE
par @ignify

Page 10

ArcForm

VersaForm

PureFX

Vectra

SilkSpace

Shine

ModiFly

FloatPlane

BoldPlay

Sync

Verge

Jump

Sona

SyncLine linéaire

Chopstick

TruGroove suspendu

TruGroove encastré

TruGroove micro encastré

TruGroove de périmètre

TruGroove corniche

Interrupteur de sélection de lumens

UN3

Universelle 120-347V

Interrupteur de sélection de TCP

Day-Brite
CPI
par @ignify

FBY DEL pour très grande hauteur 16

FBZ DEL pour très grande hauteur 16

FCY Value pour très grande hauteur sélectionnable 17

HCY scellé pour très grande hauteur sélectionnable 17

FluxStream DEL industriel 20

Réglette DEL FluxStream EZ 20

Réglette DEL FluxStream 21

FluxStream DEL luminaire enveloppant 21

NWL luminaire enveloppant sélectionnable 22

OWL luminaire enveloppant DEL 22

SDS Réglette à double sélection 22

V3W Vaporlume DEL 23

Vaportite à double sélection 23

Réglette T8 de série T 23

FluxPanel DEL gén. 2 26

Panneau à rétroéclairage à double sélection 27

ClearAppeal DEL gén. 2 28

FormFlex DEL 29

SofTrace DEL 30

FluxGrid encastré DEL 31

Luminaires intérieurs

LIGHTOLIER
par @ignify

Encastré plat à double sélection36

Encastré à double sélection36

Mini encastré DEL36

Encastré à cardan à double sélection36

Encastré de modernisation commerciale à double sélection37

Encastré de modernisation résidentiel à double sélection37

CorePro DEL37

Éclairage direct DEL monté en saillie à double sélection38

SlimSurface DEL rond38

SlimSurface DEL carré41

EasyLyte DEL rond46

LyteProfile DEL48

Calculite DEL51

LyteCaster d'accentuation DEL58

LyteCaster DEL59

LytePoints traditionnels61

Système de rail de base64

Alycon vertical moyen66

Alycon vertical DEL large66

Alycon encastrés multiples66

BoldFlood67

LightFlood67

OmniSpot67

OmniSpot encastrés multiples68

Projecteurs sur rail traditionnels69

interact

Interact Système extensible82

Luminaires extérieurs

GARDCO
par @ignify

EcoForm74

KEENE
par @ignify

Sites et grandes surfaces gén. 2 à puissance (W) sélectionnable75

En bout de fût à puissance (W) sélectionnable75

Garage et marquise carré à double sélection75

Garage et marquise rond à double sélection75

Slim Flood à double sélection78

LWL Applique murale DEL78

SWL Applique murale DEL carrée78

Grande applique murale DEL78

Applique murale à double sélection78

Applique murale mince réglable, sélectionnable78

Applique murale LytePro DEL (Petit, moyen et large)78

RoughLyte DEL80

HADCO
par @ignify

FlexScape MUL4 DEL81

FlexScape BL9 DEL81

Éclairage d'accentuation, tension de secteur81

BL5016 Micro accentuation81

Lampes DEL et modernisation

PHILIPS
Lampes DEL

Trousse de modernisation DEL Click EvoKit85

CorePro GU10 et MR1686

CorePro en forme de A86

CorePro PAR86

Réflecteurs86

T8 UniversalFit87

T8 MasterClass MainsFit (type B)87

T5 et T8 CorePro MainsFit (type B)87

T5 et T8 MasterClass InstantFit (type A/C)87

T5 et T8 CorePro InstantFit (type A/C)87

Électroniques DEL

ADVANCE
par @ignify

Pilote DEL Xitanium89



Ballasts Centium89

Ballasts Optanium89

Ballasts à bobine et noyau pour DHI89



Encastré



Suspendu



Gamme TruGroove



Éclairage architectural

Les solutions d'éclairage primées, inspirantes et innovatrices de Ledalite permettent aux prescripteurs de profiter d'une vision unique pour une variété d'espaces intérieurs.

Vous n'avez pas à sacrifier la qualité du produit et le rendement à cause d'un problème de livraison. Le programme de Livraison rapide de Ledalite permet d'expédier votre commande dans les 10 jours suivants la réception de votre commande.

Ce programme inclut la plupart de nos gammes de produits, de cette façon même si nous ne pouvons accélérer la vitesse de la lumière nous avons trouvé un moyen de vous expédier votre éclairage plus rapidement.

Catégorie	Limite par bon livraison
Lumières linéaires	500 pi linéaire
Lumières linéaires encastrés	100 lumières

Des limites et exclusions de commandes peuvent s'appliquer. Pour tous les détails contacter votre représentant Signify. Pour plus d'information veuillez visiter www.signify.com/fr-ca/marques/ledalite/quickship





Panneau à rétroéclairage à double sélection (SBP) | p. 27




Réglette DEL FluxStream (FSS) | p. 21

Éclairage de bureau et industriel

Des solutions d’éclairage général abordables, écoénergétiques, autonomes et connectées pour les projets commerciaux ou industriels.

Day-Brite CFI est un chef de file de l’industrie pour les systèmes d’éclairage général et de performance. Présentant des produits comme des luminaires linéaires encastrés jusqu’aux luminaires pour très grande hauteur de classe industrielle, la gamme complète de Day-Brite CFI offre une qualité, performance et efficacité de première qualité pour une variété d’applications.



V3W Vaporlume DEL | p. 23

Luminaire pour très grande hauteur 14

Guide de sélection DEL rapide	15
FBY DEL pour très grande hauteur	16
FBZ DEL pour très grande hauteur	16
FCY Value pour très grande hauteur sélectionnable	17
HCY DEL pour très grande hauteur	17

Linéaire 18

Guide de sélection DEL rapide	19
FluxStream DEL industriel (FSI)	20
Réglette DEL FluxStream EZ (FSSEZ)	20
Réglette DEL FluxStream (FSS)	21
FluxStream DEL luminaire enveloppant (FSW)	21
NWL Enveloppant sélectionnable	22
OWL Enveloppant DEL	22
SDS Réglette à double sélection	22
V3W Vaporlume DEL	23
Vaportite à double sélection	23
Réglette T8 de série T	23

Grille / encastré 24

Guide de sélection DEL rapide	25
FluxPanel DEL gén. 2 (FPZ)	26
Panneau à rétroéclairage à double sélection (SBP)	27
ClearAppeal DEL gén. 2 (CAX)	28
FormFlex DEL (FFX)	29
SofTrace DEL (STX)	30
FluxGrid gén. 2 encastré DEL (FGX)	31

Luminaires pour très grande hauteur



Un éclairage idéal pour les grands entrepôts industriels et espaces institutionnels

Choisir parmi la sélection complète de produits pour bureaux professionnels et d'éclairage industriel de Day-Brite CFI par Signify. Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

Day-Brite CFI				
Cliquer sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)				
   				
Gamme de produit	FBY DEL pour très grande hauteur	FBZ DEL pour très grande hauteur	"FCY Value pour très grande hauteur sélectionnable"	HCY DEL pour très grande hauteur
Page de référence	p. 16	p. 16	p. 17	p. 17
Service de livraison rapide	● ■	■	● ■	●
Budget / classe	Performance / meilleur	Valeur / meilleur		
Caractéristiques / performance	Tailles	L=24-1/8 po (613mm) × l=11-1/2 po (292mm) L=47-7/8 po (1216mm) × l=11-1/2 po (292mm)	L=23-7/8 po (606mm) × l=17-1/4 po (438mm) L=27-3/4 po (705mm) × l=23-3/8 po (594mm)	L=24-7/8 po (630mm) × l=11-7/8 po (300mm) L=24-7/8 po (630mm) × l=14-1/8 po (360mm)
	Lumens (lm)	12 000-60 000	8 000-60 000	15 000 / 22 000 / 29 000
	Efficacité (lm/W)	jusqu'à 148	jusqu'à 175	jusqu'à 140
	Gradation	0-10V	0-10V	0-10V
	TCP (K)	3 500K* 4 000K	3 500K* 4 000K 5 000K	Sélectionnable sur le site 4 000K 5 000K
	IRC	80	80	80
	Tension (V)	120-277V / 347V 120V / 208V / 277V / 480V*	120-277V / 347V 120V / 208V / 277V / 480V*	120-277V / 347V
Homologations et certifications	Lentille	Acrylique incolore* Acrylique givré*	Acrylique incolore* Acrylique givré*	Acrylique givré incolore
	Interact Ready	◆	◆	
	IP / classement endroit mouillé			IP65
	Autres classements			NEMA 4X
	Homologué cULus			✓
	Homologué cETLus	✓	✓	✓
	DLC	Premium	Standard / Premium	Premium
	Durée de vie (L70)	jusqu'à 100 000 heures	jusqu'à 100 000 heures	jusqu'à 50 000 heures
	Garantie	Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .		

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)
✓ Caractéristique de série * ◆ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique



Produit	Description / caractéristiques		CUP
FBY DEL pour très grande hauteur			
■ FBY12L835-347	12 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FBY12L835-UNV	12 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	1 90096 18719 5
■ FBY12L840-347	12 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY12L840-UNV	12 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 65312 5
■ FBY18L835-347	18 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY18L835-UNV	18 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY18L840-347	18 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY18L840-UNV	18 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 65311 8
■ FBY24L835-347	24 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY24L835-UNV	24 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY24L840-347	24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 66555 5
● FBY24L840-UNV	24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 65310 1
● FBY24L840-UNV-WC6	24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, câblé avec cordon 16/3 de 6 pi, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 66556 2
■ FBY30L835-347	30 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY30L835-UNV	30 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY30L840-347	30 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY30L840-UNV	30 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 65309 5
■ FBY36L835-347	36 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY36L835-UNV	36 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY36L840-347	36 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 18770 6
■ FBY36L840-UNV	36 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 18766 9
FBY DEL pour très grande hauteur (suite) L=47-7/8 po (1216mm) × l=11-1/2 po (292mm)			
■ FBY48L835-347	48 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY48L835-UNV	48 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY48L840-347	48 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY48L840-UNV	48 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 18770 6
■ FBY60L840-347	60 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ FBY60L840-UNV	60 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 18774 4
Accessoires			
● FBY-PENHGR	FBY support de suspension (ajoute 3 po à la hauteur)		7 84197 66503 6
● FBY-WG	FBY écran de fil métallique (en commander 2 pour FBY36, FBY48 et FBY60)		7 84197 66557 9
● HCH5-VHOOK	FBY câble de 5 pi et crochets en V		7 84197 65872 4
● HNH5-VHOOK	FBY chaîne de 54 po et crochets en V		7 84197 65876 2
FBZ DEL pour très grande hauteur			
■ FBZ24L840-UNV	FBZ DEL pour très grande hauteur, 24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70797 2
■ FBZ24L840-347	FBZ DEL pour très grande hauteur, 24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V		
Accessoires			
● FBZ-PENHGR	Trousse de suspension (suspension accessoire fournie par un tiers)		7 84197 70805 4
● FBZ-WG2	Écran de fil métallique accessoire pour les versions 8 000 lm à 30 000 lm		7 84197 70806 1
● FBZ-WG4	Écran de fil métallique accessoire pour les versions 36 000 lm à 60 000 lm		7 84197 70807 8
● FBZ-SLCA-2N	Trousse de lentille en acrylique incolore accessoire à fixation rapide pour 8 000 lm à 30 000 lm		7 84197 70808 5
● FBZ-SLFA-2N	Trousse de lentille en acrylique givré accessoire à fixation rapide pour 8 000 lm à 30 000 lm		7 84197 70809 2
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
FCY Value pour très grande hauteur sélectionnable			
■ FCY15L8CST-347-DIM	15 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PLM405XT57ZE	1 90096 18068 4
● FCY15L8CST-UNV-DIM	15 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PLI6CXJN3X6C	1 90096 18065 3
■ FCY22L8CST-347-DIM	22 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PLGRWD3LZYD7	1 90096 18069 1
● FCY22L8CST-UNV-DIM	22 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PL450VSJUE9A	1 90096 18066 0
■ FCY29L8CST-347-DIM	29 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PL5YOSU340LN	1 90096 18070 7
● FCY29L8CST-UNV-DIM	29 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PLS2MUBV8CV	1 90096 18067 7
Accessoires			
● FCY-WG	Écran de fil métallique pour FCY15 et FCY22		1 90096 18072 1
● FCY-WG29	Écran de fil métallique pour FCY29		1 90096 18074 5
HCY DEL pour très grande hauteur Ø 11-3/8 po			
● HCY1421L8CST-UN3-DIM	14 000/21 000 lm, 4 000/5 000K (IRC de 80), 120-347V, gradation 0-10V	PL010HSZT5F0	911401874482
● HCY2833L8CST-UN3-DIM	28 000/33 000 lm, 4 000/5 000K (IRC de 80), 120-347V, gradation 0-10V	PLJXJYXIX60N	911401874582
Accessoires			
● HCY2-PRISM	Réflecteur de polycarbonate incolore 16 po pour HCY1421L		1 90096 13163 1
● HCY2-PRLG	Réflecteur de polycarbonate incolore 16 po pour HCY2833L		1 90096 13162 4
● HCY-REMOTE	Programmeur à distance portatif pour HCY-SENSOR		1 90096 13114 3
● HCY-SENSOR	Capteur à micro-ondes installé sur le site		1 90096 13166 2
● HCY-SURFACE BKT SM	Support de montage en saillie pour HCY15 et HCY21		1 90096 13117 4
● HCY-SURFACE BKT LG	Support de montage en saillie pour HCY28 et HCY33		1 90096 13118 1
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			

Un éclairage polyvalent
monté en saillie
pour les couloirs,
sorties de secours
et éclairage de tâches

Choisir parmi la sélection complète de produits pour bureaux
professionnels et d'éclairage industriel de Day-Brite CFI par Signify.
Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

Day-Brite CFI									
Cliquez sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)									
Gamme de produit	FluxStream DEL industriel (FSI)	Réglette DEL FluxStream EZ (FSSEZ)	Réglette DEL FluxStream (FSS)	FluxStream DEL luminaire enveloppant (FSW)	NWL luminaire enveloppant sélectionnable	OWL luminaire enveloppant DEL	SDS réglette à double sélection	Vaporlume V3W DEL	Vaportite à double sélection
Page de référence	p. 20	p. 20	p. 21	p. 21	p. 22	p. 22	p. 22	p. 23	p. 23
Service de livraison rapide	● ■	● ■	● ■	■	●	● ■	●	● ■	●
Budget / classe	Budget / bon				Valeur / meilleur			Performance / meilleur	
Tailles	4 pi / 8 pi	4 pi / 8 pi	2 pi / 3 pi* 4 pi / 8 pi	2 pi* 4 pi / 8 pi	4 pi	4 pi	4 pi / 8 pi	2 pi* 4 pi	2 pi / 4 pi / 8 pi
Lumens (Max)	4 000-14 000	4 000 / 8 000	4 000-14 000	3 000 / 4 000	4 000	4 000 / 5 000	Sélectionnable 4 850 / 9 800	3 500-5 100	Sélectionnable 8 000 / 13 000
Efficacité (lm/W)	jusqu'à 134	jusqu'à 133	jusqu'à 133	jusqu'à 122	122	jusqu'à 106	jusqu'à 139	jusqu'à 147	jusqu'à 139
Gradation	0-10V Step* MarkX* DALI*	0-10V	0-10V Step* MarkX* DALI*	0-10V Step* MarkX* DALI*	0-10V	0-10V Step*	0-10V	0-10V Step*	0-10V
TCP (K)	3 000K* 3 500K 4 000K 5 000K*	3 000K* 3 500K 4 000K 5 000K*	3 000K* 3 500K 4 000K 5 000K*	3 000K* 3 500K 4 000K 5 000K*	Sélectionnable 3 000K 3 500K 4 000K	4 000K	Sélectionnable 3 500K 4 000K 5 000K	3 000K* 3 500K 4 000K 5 000K*	Sélectionnable 3 500K 4 000K 5 000K
IRC	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Tension (V)	120-277V 347V	120-277V	120-277V 347V	120-277V	120-277V	120-277V 347V	120-347V	120-277V 347V	120-347V
Construction / fini	Métal blanc Noir mat* Aluminium satiné*	Métal blanc	Métal blanc Noir mat* Aluminium satiné*	Métal blanc	Polycarbonate blanc	Métal blanc	Métal blanc	Fibre de verre blanc	Polycarbonate blanc
Lentille	Acrylique givré	Acrylique givré	Acrylique givré	Acrylique givré	Polycarbonate givré	Acrylique givré	Polycarbonate givré	Acrylique incolore Acrylique givré* Prismatique*	Polycarbonate givré
Interact Ready	◆	◆	■ ◆	■ ◆				◆	
Alimentation par câble Ethernet (PoE)			◆						
Installation murale conforme à ADA	✓	✓	✓	✓					
IP / classement endroit mouillé								IP65 IP67*	IP66
Classement NSF								◆	
Homologué cULus							✓		✓
Homologué cETLus	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Autres classements									NEMA 4X
DLC	Standard	Standard	Standard	Standard / Premium	Standard	Standard	Standard	Premium	Standard
Durée de vie (L70)	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 100 000 heures	jusqu'à 100 000 heures		jusqu'à 50 000 heures		jusqu'à 100 000 heures	jusqu'à 50 000 heures
Garantie	Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .								



FSI



FSSEZ

Produit	Description / caractéristiques		CUP
FluxStream DEL industriel (FSI)			
4 pi			
■ FSI440L835-347-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V		
■ FSI440L835-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSI440L840-347-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	6 22252 78155 3
● FSI440L840-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24554 2
■ FSI455L835-347-DIM	4 pi, 5 500 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	6 22252 82034 4
■ FSI455L835-UNV-DIM	4 pi, 5 500 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27059 9
■ FSI455L840-347-DIM	4 pi, 5 500 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 21300 8
■ FSI455L840-UNV-DIM	4 pi, 5 500 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24556 6
■ FSI470L835-347-DIM	4 pi, 7 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSI470L835-UNV-DIM	4 pi, 7 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27073 5
■ FSI470L840-347-DIM	4 pi, 7 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 21301 5
■ FSI470L840-UNV-DIM	4 pi, 7 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24557 3
8 pi			
■ FSI880L835-347-DIM	8 pi, 8 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V		
■ FSI880L835-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27109 1
■ FSI880L840-347-DIM	8 pi, 8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	6 22252 78153 9
■ FSI880L840-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24558 0
■ FSI8110L835-347-DIM	8 pi, 11 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSI8110L835-UNV-DIM	8 pi, 11 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27099 5
■ FSI8110L840-347-DIM	8 pi, 11 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	20
■ FSI8110L840-UNV-DIM	8 pi, 11 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24559 7
■ FSI8140L835-347-DIM	8 pi, 14 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSI8140L835-UNV-DIM	8 pi, 14 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSI8140L840-347-DIM	8 pi, 14 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSI8140L840-UNV-DIM	8 pi, 14 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24560 3
Réglette DEL FluxStream EZ (FSSEZ)			
4 pi			
● FSSEZ440L835-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 70650 0
● FSSEZ440L840-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 70017 1
8 pi			
● FSSEZ880L835-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 70653 1
● FSSEZ880L840-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 70018 8

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



FSS



FSW

Produit	Description / caractéristiques		CUP
Réglette DEL FluxStream (FSS)			
4 pi			
■ FSS440L835-347-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	6 22252 78145 4
● FSS440L835-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27002 5
■ FSS440L835-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
● FSS440L840-347-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 26986 9
● FSS440L840-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 24538 2
■ FSS440L840-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
■ FSS440L850-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 4 000 lm, 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
■ FSS455L835-347-DIM	4 pi, 5 500 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSS455L835-UNV-DIM	4 pi, 5 500 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27010 0
■ FSS455L840-347-DIM	4 pi, 5 500 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
● FSS455L840-UNV-DIM	4 pi, 5 500 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24540 5
■ FSS470L835-347-DIM	4 pi, 7 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V		
■ FSS470L835-UNV-DIM	4 pi, 7 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27018 6
■ FSS470L840-347-DIM	4 pi, 7 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSS470L840-UNV-DIM	4 pi, 7 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24541 2
8 pi			
■ FSS880L835-347-DIM	8 pi, 8 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	6 22252 78146 1
■ FSS880L835-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27030 8
● FSS880L840-347-DIM	8 pi, 8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 26990 6
● FSS880L840-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	7 84197 24542 9
■ FSS8110L835-347-DIM	8 pi, 11 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSS8110L835-UNV-DIM	8 pi, 11 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27025 4
■ FSS8110L840-347-DIM	8 pi, 11 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
● FSS8110L840-UNV-DIM	8 pi, 11 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24543 6
■ FSS8140L835-347-DIM	8 pi, 14 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V		6 22252 82032 0
■ FSS8140L835-UNV-DIM	8 pi, 14 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 27028 5
■ FSS8140L840-347-DIM	8 pi, 14 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ FSS8140L840-UNV-DIM	8 pi, 14 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 24544 3
FluxStream DEL luminaire enveloppant (FSW)			
■ FSW430L835-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
■ FSW430L840-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
■ FSW440L835-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 4 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
■ FSW440L840-UNV-DIM-SWZCS	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, Interact Ready	STANDARD	
FluxStream DEL , accessoires			
● FSSWG4	Réglette FluxStream, écran métallique de 4 pi (en commander deux pour les modèles de 8 pi)		7 84197 29502 8
● FSTH	FluxStream, support de suspension à glissière (paire)		078197349707

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
NWL luminaire enveloppant sélectionnable			
 NWL440L8CST-UNV-DIM-OCC	4 pi sélectionnable 3000K, 3500K, 4000K, IRC de 80, UNV (120-277V), capteur de présence	PLTCN60SD433	1 90096 13091 7
OWL luminaire enveloppant DEL			
 OWL440L835-347-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V		7 81370 62743 0
 OWL440L835-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 3500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 81370 09721 9
 OWL440L840-347-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 81370 62752 2
 OWL440L840-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 81370 04900 3
 OWL450L835-347-DIM	4 pi, 5000 lm, 3500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 81370 62754 6
 OWL450L835-UNV-DIM	4 pi, 5000 lm, 3500K (IRC de 80), UNV,0-10V Gradation	STANDARD	7 81370 09741 7
 OWL450L840-347-DIM	4 pi, 5000 lm, 4000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	7 81370 62759 1
 OWL450L840-UNV-DIM	4 pi, 5000 lm, 4000K (IRC de 80), UNV,0-10V Gradation	STANDARD	7 81370 04901 0
SDS réglette à double sélection			
 SDS21224L8CST-UNV-DIM	2 pi, 1200 / 1800 / 2400 lm, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UNV 120-277V, à intensité variable	PLV59H45ZE1C	1 90096 13156 3
 SDS42448L8CST-UN3-DIM	4 pi, 2430 / 3640 / 4850 lm, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UN3 120-347V, à intensité variable	PL330ZYV11GW	1 90096 13160 0
 SDS84998L8CST-UN3-DIM	8 pi, 4900 / 7350 / 9800 lm, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UN3 120-347V, à intensité variable	PLB9UEA7HLO5	1 90096 13161 7
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
V3W Vaporlume DEL			
 V3W435L835-347-DIM	4 pi, 3500 lm, 3500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	
 V3W435L835-UNV-DIM	4 pi, 3500 lm, 3500K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	7 84197 62635 8
 V3W435L840-347-DIM	4 pi, 3500 lm, 4000K (IRC de 80), 347, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	
 V3W435L840-UNV-DIM	4 pi, 3500 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	7 84197 42646 0
 V3W443L835-347-DIM	4 pi, 4300 lm, 3500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	
 V3W443L840-347-DIM	4 pi, 4300 lm, 4000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	7 84197 42656 9
 V3W443L840-UNV-DIM	4 pi, 4300 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	7 84197 42655 2
 V3W451L835-347-DIM	4 pi, 5100 lm, 3500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	
 V3W451L840-347-DIM	4 pi, 5100 lm, 4000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	
 V3W451L840-UNV-DIM	4 pi, 5100 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V, lentille en acrylique incolore	PREMIUM	7 84197 42653 8
Accessoires			
 TBK	DWAE trousse de support supérieur en acier inoxydable (paire de supports plus matériel de fixation)		7 34340 37459 9
Vaportite à double sélection			
 VTS225L840-UN3-DIM	2 pi 2 500 lm, 4 000K, 120-347V	STANDARD	1 90096 19656 2
 VTS22028L8CST-UN3-DIM	2 pi à double sélection 2 000/2 400/2 800 lm, 3500/4000/5000K, 120-347V	S-C761RN	1 90096 19651 7
 VTS450L840-UN3-DIM	4 pi 5 000 lm, 4 000K, 120-347V	STANDARD	1 90096 19652 4
 VTS42856L8CST-UN3-DIM	4 pi à double sélection 2 800/4 200/5 600 lm, 3500/4 000/5 000K, 120-347V	S-XGL7UR	1 90096 19653 1
 VTS8100L840-UN3-DIM	8 pi 1000 lm, 4 000K, 120-347V	STANDARD	1 90096 19654 8
 VTS880130L8CST-UN3-DIM	8 pi à double sélection 8 000/11000/13 000 lm, 3500/4 000/5 000K, 120-347V	S-EAOD4I	1 90096 19655 5
Réglette T8 de série T			
 T232-UNV-1/2-EB	4 pi, 2 lampes, T8 32W, ballast électronique, UNV		7 34340 60832 8
Accessoires			
 CG-4	Réglette T écran métallique de 4 pi		7 82343 29605 9
 FKR-126	Ensemble de chaîne de suspension (paire)		7 82343 18410 3
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Un éclairage
confortable pour
profiter d'espaces
hautement productifs

Choisir parmi la sélection complète de produits pour bureaux professionnels et d'éclairage industriel de Day-Brite CFI par Signify. Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

Day-Brite CFI								
Cliquer sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)								
	FluxPanel DEL gén. 2 (FPZ)			FluxGrid gén. 2 encastré DEL (FGX)			Panneau à rétroéclairage à double sélection (SBP)	
	p. 26			p. 31			p. 27	
Gamme de produit	FluxPanel DEL gén. 2 (FPZ)			FluxGrid gén. 2 encastré DEL (FGX)			Panneau à rétroéclairage à double sélection (SBP)	
Page de référence	p. 26			p. 31			p. 27	
Service de livraison rapide								
Budget / classe	Valeur / bon			Performance / meilleur				
Spécifications et performance	Type	Panneau		Linéaire encastré		Panneau		Linéaire encastré
	Tailles	1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi		1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi		1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi		1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi
	Profondeur	3 po		3-1/8 po		1-1/2 po		3-15/16 po
	Lumens (lm)	3000-4800 5400*		9000		sélectionnable 3400-5800		3000-4800 5400-7400*
	Efficacité (lm/W)	jusqu'à 132		jusqu'à 146		jusqu'à 128		jusqu'à 130
	Gradation	0-10V Step* MarkX*		0-10V Step* MarkX phase dimming* Lutron LDE11%* DALI*		0-10V		0-10V Step* Lutron LDE5 5%* Lutron LDE11%* DALI*
	TCP (K)	3500K 4000K		3000K* 3500K 4000K 5000K*		sélectionnable 3500K 4000K 5000K		3000K* 3500K 4000K 5000K*
	IRC	80		80 90		80		80 AccuRender 90*
	Tension (V)	120-277V 347V		120-277V 347V		120-277V 120-347V		120-277V 347V
	Lentille	Opale plate		Diffuse plate (lisse) Diffuse ronde (lisse) Diffus plate (nervurée) Diffus ronde (nervurée)		Opale plate		Diffuse (lisse) Diffuse perforée* Diffuse opaque* Prisme linéaire diffus*
Contrôles et options	Types de plafond	NEMA G et NFG NEMA F*		NEMA G et NFG NEMA F*		NEMA G et NFG NEMA F*		NEMA G et NFG NEMA F*
	Fonction de circulation d'air	-		Fonction de circulation d'air		-		Fonction de circulation d'air Chicago Plenum*
	Interact Ready							
	Alimentation par câble Ethernet (PoE)							
Homologations et certifications	Homologué cULus							
	Homologué cETLus							
	Plafond isolé							
	DLC	Standard / Premium		Standard / Premium		Standard		Standard / Premium
	Durée de vie (L70)	jusqu'à 90 000 heures		jusqu'à 100 000 heures		jusqu'à 67 000 heures		jusqu'à 87 000 heures
Garantie	Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .							

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)
✓ Caractéristique de série * ◆ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique



Produit	Description / caractéristiques		CUP
FluxPanel DEL gén. 2 (FPZ)	1 pi × 4 pi		
■ 1FPZ30L835-4-DS-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ30L835-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ30L840-4-DS-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ30L840-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ38L835-4-DS-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ38L835-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
● 1FPZ38B835-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V (configuration de base)	STANDARD	1 90096 18001 1
■ 1FPZ38L840-4-DS-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ38L840-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
● 1FPZ38B840-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V (configuration de base)	STANDARD	1 90096 18002 8
■ 1FPZ45L835-4-DS-347-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ45L835-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ45L840-4-DS-347-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1FPZ45L840-4-DS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
2 pi × 2 pi			
■ 2FPZ30L835-2-DS-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2FPZ30L835-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ30L840-2-DS-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ30L840-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ38L835-2-DS-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2FPZ38L835-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	1 90096 19097 3
■ 2FPZ38L840-2-DS-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ38L840-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 19098 0
● 2FPZ38B835-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V (configuration de base)	STANDARD	1 90096 18003 5
● 2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V (configuration de base)	STANDARD	1 90096 18004 2
■ 2FPZ45L835-2-DS-347-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2FPZ45L835-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2FPZ45L840-2-DS-347-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ45L840-2-DS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 19100 0
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			




Produit	Description / caractéristiques		CUP
FluxPanel DEL gén. 2 (suite)	2 pi × 4 pi		
■ 2FPZ38L835-4-DS-347-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2FPZ38L835-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ38L840-4-DS-347-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ38L840-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
● 2FPZ42B835-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4200 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V (configuration de base)	STANDARD	1 90096 18006 6
● 2FPZ42B840-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4200 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V (configuration de base)	STANDARD	1 90096 18007 3
■ 2FPZ43L835-4-DS-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ43L835-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ43L840-4-DS-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ43L840-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ48L835-4-DS-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ48L835-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	1 90096 19105 5
■ 2FPZ48L840-4-DS-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PREMIUM	
■ 2FPZ48L840-4-DS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PREMIUM	
Panneau à rétroéclairage à double sélection (SBP)			
● 1SBP3040L8CS-4-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, sélection de lumens, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UNV (120-277V) gradation 0-10V	PLQKCLTPT272	1 90096 13099 3
● 1SBP3040L8CS-4-UN3-DIM	1 pi × 4 pi, sélection de lumens, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UN3 (120-347V) gradation 0-10V	PLSPJ8WECQEX	1 90096 13102 0
● 2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, sélection de lumens, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UNV (120-277V) gradation 0-10V	PLKHSHVC3HOT	1 90096 13100 6
● 2SBP3040L8CS-2-UN3-DIM	2 pi × 2 pi, sélection de lumens, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UN3 (120-347V) gradation 0-10V	PLAAFAE505CJ	1 90096 13103 7
● 2SBP3550L8CS-4-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, sélection de lumens, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UNV (120-277V) gradation 0-10V	S-3HABOG	1 90096 13101 3
● 2SBP3550L8CS-4-UN3-DIM	2 pi × 4 pi, sélection de lumens, 3500K / 4000K / 5000K (IRC de 80), UN3 (120-347V) gradation 0-10V	PLJUM2CXSYNX	1 90096 13104 4
Accessoires			
● CFFSF14-PANEL	Trousse d'assemblage pour montage en saillie 1 pi x 4 pi pour panneau à rétroéclairage sélectionnable (SBP)		6 26772 00002 6
● CFFSF22-PANEL	Trousse d'assemblage pour montage en saillie 2 pi x 2 pi pour panneau à rétroéclairage sélectionnable (SBP)		6 26772 00001 9
● CFFSF24-PANEL	Trousse d'assemblage pour montage en saillie 2 pi x 4 pi pour panneau à rétroéclairage sélectionnable (SBP)		6 26772 00003 3
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



STX

Produit	Description / caractéristiques		CUP
SofTrace DEL (STX)			
1 pi × 4 pi			
■ 1STXG30L835-4-D-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V		
■ 1STXG30L835-4-D-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V		
■ 1STXG30L840-4-D-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1STXG30L840-4-D-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1STXG38L835-4-D-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1STXG38L835-4-D-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67128 0
■ 1STXG38L840-4-D-347-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1STXG38L840-4-D-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67134 1
■ 1STXG45L835-4-D-347-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1STXG45L835-4-D-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67131 0
■ 1STXG45L840-4-D-347-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 1STXG45L840-4-D-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67137 2
2 pi × 2 pi			
■ 2STXG30L835-2-D-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG30L835-2-D-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG30L840-2-D-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG30L840-2-D-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3000 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L835-2-D-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L835-2-D-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L840-2-D-347-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L840-2-D-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67158 7
■ 2STXG45L835-2-D-347-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V		
■ 2STXG45L835-2-D-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V		7 84197 67154 9
■ 2STXG45L840-2-D-347-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG45L840-2-D-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 4500 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67161 7
2 pi × 4 pi			
■ 2STXG38L835-4-D-347-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L835-4-D-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L840-4-D-347-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG38L840-4-D-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 3800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG43L835-4-D-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG43L835-4-D-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67176 1
■ 2STXG43L840-4-D-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG43L840-4-D-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4300 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67188 4
■ 2STXG48L835-4-D-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG48L835-4-D-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 3500K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	7 84197 67179 2
■ 2STXG48L840-4-D-347-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), 347V, gradation 0-10V	STANDARD	
■ 2STXG48L840-4-D-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4800 lm, 4000K (IRC de 80), diffus (nervuré), UNV, gradation 0-10V	STANDARD	

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



FGX

Produit	Description / caractéristiques		CUP
FluxGrid gén. 2 encastré DEL (FGX)			
■ 1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4200, 3500K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70833 7
■ 1FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4200,3500K (IRC de 80), diffus (rond lisse), UNV, gradation 0-10V		
■ 1FGXG42B840-4-FS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4200,4000K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		
■ 1FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM	1 pi × 4 pi, 4200,4000K (IRC de 80), diffus (rond lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70831 3
● 2FGXG38B835-2-FS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800,3500K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70573 2
● 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800,3500K (IRC de 80), diffus (rond lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70779 8
● 2FGXG38B840-2-FS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800,4000K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70832 0
● 2FGXG38B840-2-RS-UNV-DIM	2 pi × 2 pi, 3800,4000K (IRC de 80), diffus (rond lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70780 4
● 2FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4200,3500K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70784 2
● 2FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4200,3500K (IRC de 80), diffus (rond lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70785 9
● 2FGXG42B840-4-FS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4200,4000K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70786 6
● 2FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM	2 pi × 4 pi, 4200,4000K (IRC de 80), diffus (plat lisse), UNV, gradation 0-10V		7 84197 70776 7

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)

Calculite DEL rond 4 po | p. 52

Éclairage sur rail et encastré intérieur

Des solutions d’éclairage sur rail et encastré intérieures écologiques qui allient parfaitement l’esthétique et le rendement. Lightolier saura vous procurer la solution d’éclairage de confiance s’adaptant le mieux à votre application et à votre budget.

Lightolier est un chef de file mondial largement reconnu pour ses solutions d’éclairage DEL et pour son engagement inégalé en matière de leadership en technologique, fiabilité, allure visuelle et performance élevée. La gamme complète de produits Lightolier vous procure un choix rapide et facile de solutions encastrées ou sur rail complémentant toutes les applications d’éclairage.

SlimSurface DEL rond | p. 38

Projecteurs sur rail traditionnels | p. 69

Encastrés CorePro 34

Guide de sélection DEL rapide	35
Encastré plat Select DEL	36
Encastré DEL	36
Mini encastré DEL	36
Encastré à cardan DEL	36
Encastré de modernisation commerciale à double sélection	37

Trousses d’encastres 42

Guide de sélection DEL rapide	43
UniFrame	45
Accessoires	45
EasyLyte DEL rond 4 po	46
EasyLyte DEL rond 6 po	47
LyteProfile DEL rond 3 po	48
LyteProfile DEL carré 3 po	48
LyteProfile DEL rond 4 po	49
LyteProfile DEL rond 6 po	50
LyteProfile DEL carré 6 po	50
Calculite DEL rond 3 po	51
Calculite DEL carré 3 po	51

Éclairage sur rail 62

Guide de sélection DEL rapide	63
Rail de base	64
Accessoires de rail	65
Cylindres DEL moyens verticaux Alcyon	66
Cylindres DEL larges verticaux Alcyon	66
Encastrés multiples DEL Alcyon	66
BoldFlood DEL	67

Encastré de modernisation DEL	37
CorePro DEL	37
Encastré DEL monté en saillie	38
SlimSurface DEL rond	38
SlimSurface DEL carré	41

Calculite DEL rond 4 po	52
Calculite DEL rond 6 po	54
Calculite DEL carré 6 po	56
Calculite DEL rond 7 po	56
LyteCaster d’accentuation DEL 3 po	58
LyteCaster DEL 4 po	59
LyteCaster DEL 5 po	59
LyteCaster DEL 6 po	59
LyteCaster traditionnel	60
LytePoints traditionnels	61

LightFlood DEL	67
Projecteurs sur rail DEL OmniSpot (06/10)	67
Projecteurs sur rail DEL OmniSpot (20)	68
Encastrés multiples DEL OmniSpot	68
Projecteurs sur rail traditionnels	69
Accessoires de projecteurs sur rail LyteSpan	69

Encastrés CorePro

Des encastrés
s’installant
facilement
sous le plafond

Choisir parmi la sélection complète de solutions d’éclairage
sur rail et d’encastrés professionnel de Lightolier par Signify.
Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

Encastrés CorePro
Guide de sélection DEL rapide

LIGHTOLIER									
Cliquez sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)									
									
Gamme de produit		Encastré plat DEL à double sélection		Encastré à cardan et à éclairage direct DEL à double sélection		Encastré de modernisation commerciale à double sélection		Encastré de modernisation DEL Select	
		CorePro DEL		Luminaire DEL à double sélection à montage en saillie		SlimSurface DEL rond		SlimSurface DEL carré	
Page de référence		p. 36		p. 36		p. 37		p. 37	
		p. 37		p. 38		p. 38		p. 41	
Service de livraison rapide									
Budget / classe		Budget / bon		Valeur / meilleur		Budget / bon		Valeur / meilleur	
Applicabilité	Magasin de détail	1	2	3	2	3	1	3	3
	Milieu hôtelier	1	2	3	2	2	1	3	3
	Bureau	1	1	3	2	2	1	3	3
	Éducation	1	1	3	2	3	1	3	3
	Résidentiel	3	3	2	3	3	3	3	3
Échelle d'applicabilité : 3 élevée / 2 moyenne / 1 faible / S.O.									
Garniture et fini	Types	Encastré	Encastré / encastré à cardan	Encastré	Encastré	Encastré	Encastré	Encastré	Encastré
	Ouverture								
Fini	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Aluminium Blanc	Aluminium Blanc
	Bordure de garniture noire*	Noir (encastré à cardan seul.)	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Noir	Noir
Métal (10 po seul.)*									
Spécifications et performance	Lumens (lm)	Sélectionnable sur le site 3 po : 370/500 4 po : 540/700 5 po : 900/1100 6 po : 900/1100 8 po : 1100/1300	Sélectionnable sur le site 3 po : 370/500 4 po : 540/700 6 po : 900/1100	Sélectionnable sur le site 4 po : 500-1000 6 po : 700-1500 8 po : 1000-2000 10 po : 2000-3000	4 po : 700 6 po : 900	4 po : 800 5 po : 950 6 po : 800 / 1200	5 po : 540/700 7 po : 800/1000 9 po : 900/1200 11 po : 1200/1500 14 po : 1600/2000	5 po : 650 7 po : 1000 10 po : 2200	4 po : 650 6 po : 1000
	Puissance (W)	8-17	6-15	11-16	9-10	11-16	9-25	9-28	9-28
	Efficacité (lm/W)	jusqu'à 82	jusqu'à 74	jusqu'à 93	jusqu'à 96	jusqu'à 89	jusqu'à 84	jusqu'à 94	jusqu'à 94
	TCP (K)	Sélectionnable 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	Sélectionnable 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	Sélectionnable 3000K 3500K 4000K	Sélectionnable 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 4000K	Sélectionnable 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	2700K 3000K 3500K 4000K	2700K 3000K 3500K 4000K
	IRC	90	90	90	90	80 / 90	90	80 / 90	80 / 90
	Gradation	TRIAC, 0-10V	TRIAC, 0-10V	0-10V		TRIAC	TRIAC	0-10V ELV / TRIAC	0-10V ELV / TRIAC
Homologations et certifications	Installations	Nouvelle construction Rénovation Endroits mouillés	Nouvelle construction Rénovation Endroits mouillés	Endroits mouillés	Endroits mouillés	Endroits mouillés	Nouvelle construction Rénovation Endroits mouillés	Endroits mouillés Endroits humides (10 po)	Endroits mouillés Endroits humides (10 po)
	Certification	Homologué cULus	Homologué cETLus	Homologué cULus	Homologué cULus	Homologué cULus	Homologué cETLus	Homologué cULus	Homologué cULus
	Plafond isolé	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Class. Title 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Air seal isolé	✓	✓	✓		✓			
	Energy Star	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durée de vie (L70)		jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 42 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures
	Garantie	Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .							

Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)
✓ Caractéristique de série * ♦ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Encastré plat DEL à double sélection			
 FD3R4ESCT1W	Rond 3 po, 400 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 19616 6
 FD3RSLMZ10SCTUW	Rond 3 po à double sélection, 370/500 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13167 9
 FD4R7ESCT1W	Rond 4 po, 700 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 13168 6
 FD4RSLMZ10SCTUW	Rond 4 po à double sélection, 540/700 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13169 3
 FD5R9ESCT1W	Rond 5 po, 900 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 19617 3
 FD5RSLMZ10SCTUW	Rond 5 po à double sélection, 900/1100 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13170 9
 FD6R11ESCT1W	Rond 6 po, 1100 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 13171 6
 FD6RSLMZ10SCTUW	Rond 6 po à double sélection, 900/1100 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13172 3
 FD8R13ESCT1W	Rond 8 po, 1300 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 19618 0
 FD8RSLMZ10SCTUW	Rond 8 po à double sélection, 1100/1300 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13173 0
Accessoires			
 FD4NCP	Plaque pour nouvelle construction 4 po		1 90096 13119 8
 FD6NCP	Plaque pour nouvelle construction 6 po		1 90096 13120 4
Encastré DEL à double sélection			
 DL3R4ESCT1W	Encastré 3 po, 400 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 19623 4
 DL3RSLMZ10SCTUW	Encastré 3 po à double sélection, 370/500 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13185 3
 DL4R7EST1W	Encastré 4 po, 700 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 13186 0
 DL4RSLMZ10SCTUW	Encastré 4 po à double sélection, 540/700 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13187 7
 DL6R11ESCT1W	Encastré 6 po, 1100 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 13188 4
 DL6RSLMZ10SCTUW	Encastré 6 po à double sélection, 900/1100 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13189 1
Mini encastré DEL			
 MD3R069301FW	3 po, 550 lm, 3000K, IRC de 90, 120V, faisceau large, blanc		1 90096 01740 9
 MD3R069401FW	3 po, 550 lm, 4000K, IRC de 90, 120V, faisceau large, blanc		1 90096 01741 6
Encastré à cardan DEL à double sélection			
 GB3R4ESCT1W	Encastré à cardan 3 po 400 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 19622 7
 GB3RSLMZ10SCTUW	Encastré à cardan 3 po à double sélection, 370/500 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13190 7
 GB4R7ESCT1W	Encastré à cardan 4 po, 700 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 13191 4
 GB4RSLMZ10SCTUW	Encastré à cardan 4 po à double sélection, 540/700 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13192 1
 GB6R11ESCT1W	Encastré à cardan 6 po, 1100 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, TRIAC 5%, 120V		1 90096 13193 8
 GB6RSLMZ10SCTUW	Encastré à cardan 6 po à double sélection, 900/1100 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13194 5
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Encastré de modernisation commerciale à double sélection			
 CR4RLMCCT	Rond 4 po à double sélection, 500-1 000 lm, 3000K, 3500K, 4000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13126 6
 CR6RLMCCT	Rond 6 po à double sélection, 700-1 500 lm, 3000K, 3500K, 4000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13127 3
 CR8RLMCCT	Rond 8 po à double sélection, 1 000-2 000 lm, 3000K, 3500K, 4000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13128 0
 CR10RLMCCT	Rond 10 po à double sélection, 2 000-3 000 lm, 3000K, 3500K, 4000K, IRC de 90, 0-10V		1 90096 13129 7
Encastré de modernisation DEL Select			
 RD4R79301W	Rond 4 po, 700 lm, 3000K (IRC de 90), 120V		1 90096 13197 6
 RD4R793SCT1W	Rond 4 po, 700 lm, sélectionnable sur le site (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K), IRC de 90, 120V		1 90096 13195 2
 RD5R129301W	Rond 5/6 po, 1200 lm, 3000K (IRC de 90), 120V		1 90096 01639 6
 RD6R99301W	Rond 6 po, 900 lm, 3000K (IRC de 90), 120V		1 90096 13198 3
 RD6R99SCT1W	Rond 6 po, 900 lm, sélectionnable sur le site (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K), IRC de 90, 120V		1 90096 13196 9
CorePro DEL 4 po			
 CP4RR	4 po, boîtier pour rénovation, isolé avec connecteur DEL		6 62057 93910 0
 CP4RN	4 po, boîtier pour nouvelle construction, isolé avec connecteur DEL		6 62057 93909 4
 CP4RB07830W	4 po, 800 lm, 3000K (IRC de 80), 120V, blanc, gradation 10 % TRIAC		6 62057 93901 8
5 po			
 CP5RN	5 po, boîtier pour nouvelle construction, isolé avec connecteur DEL		6 62057 93911 7
 CP5RR	5 po, boîtier pour rénovation, isolé avec connecteur DEL		6 62057 93912 4
 CP5RB08830W	5 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), 120V, blanc, gradation 10 % TRIAC		6 62057 93904 9
 CP5RB08840W	5 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), 120V, blanc, gradation 10 % TRIAC		6 62057 93905 6
6 po			
 CP6RR	6 po, boîtier pour rénovation, isolé avec connecteur DEL		6 62057 93914 8
 CP6RN	6 po, boîtier pour nouvelle construction, isolé avec connecteur DEL		6 62057 93913 1
 CP6RB10830W	6 po, 1200 lm, 3000K (IRC de 80), 120V, blanc, gradation 10 % TRIAC		6 62057 93907 0
 CP6RB10840W	6 po, 1250 lm, 4000K (IRC de 80), 120V, blanc, gradation 10 % TRIAC		6 62057 93908 7
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Luminaire DEL monté en saillie à double sélection			
 SD5R7ESCT1W	Rond 5 po, 700 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 120V		1 90096 13178 5
 SD5RSLMZ10SCTUW	Rond 5 po à double sélection 540/700 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13179 2
 SD7ROESCT1W	Rond 7 po, 1000 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 120V		1 90096 13180 8
 SD7RSLMZ10SCTUW	Rond 7 po à double sélection 800/1000 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13181 5
 SD9R12ESCT1W	Rond 9 po, 1200 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 120V		1 90096 19619 7
 SD9RSLMZ10SCTUW	Rond 9 po à double sélection 900/1200 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13182 2
 SD11R15ESCT1W	Rond 11 po, 1500 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 120V		1 90096 19620 3
 SD11RSLMZ10SCTUW	Rond 11 po à double sélection 1200/1500 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13183 9
 SD14R16ESCT1W	Rond 14 po, 1600 lm sélectionnable, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, 120V		1 90096 19621 0
 SD14RSLMZ10SCTUW	Rond 14 po, à double sélection 1600/2000 lm, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, IRC de 90, UNV		1 90096 13184 6
SlimSurface DEL rond			
Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80)			
 S5R827K7AL	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98868 9
 S5R827K7ALZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95255 0
 S5R827K7BK	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94339 8
 S5R827K7BKZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95256 7
 S5R827K7WZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95254 3
Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90)			
 S5R927K7AL	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98871 9
 S5R927K7ALZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95267 3
 S5R927K7BK	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94353 4
 S5R927K7BKZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95268 0
 S5R927K7	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98870 2
 S5R927K7WZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95266 6
Rond 5 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80)			
 S5R830K7AL	Rond 5 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98869 6
 S5R830K7ALZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95258 1
 S5R830K7BK	Rond 5 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94340 4
 S5R830K7BKZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95259 8
 S5R830K7WZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95257 4
 S5R830K7	Rond 5 po, 600 lm, 3000K (IRC de 80), 120V, blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 93605 5
Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80)			
 S5R835K7ALZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95261 1
 S5R835K7AL	Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98549 7
 S5R835K7BKZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95262 8
 S5R835K7BK	Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94341 1
 S5R835K7WZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95260 4
 S5R835K7	Rond 5 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98548 0
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80)			
 S5R840K7AL	Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98552 7
 S5R840K7ALZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95264 2
 S5R840K7BK	Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94342 8
 S5R840K7BKZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95265 9
 S5R840K7	Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98551 0
 S5R840K7WZ10U	Rond 5 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95263 5
SlimSurface DEL rond			
Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80)			
 S7R827K10ALZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95285 7
 S7R827K10AL	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98873 3
 S7R827K10BKZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95286 4
 S7R827K10BK	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94347 3
 S7R827K10WZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95284 0
 S7R827K10	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98872 6
Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90)			
 S7R927K10ALZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95297 0
 S7R927K10AL	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98877 1
 S7R927K10BKZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95298 7
 S7R927K10BK	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94355 8
 S7R927K10WZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95296 3
 S7R927K10	Rond 7 po, 1000 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98876 4
Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80)			
 S7R830K10ALZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95288 8
 S7R830K10BKZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95289 5
 S7R830K10BK	Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98002 7
 S7R830K10WZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95287 1
 S7R830K10	Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98874 0
 S7R930K10	Rond 7 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 90), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		1 90096 03717 9
Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80)			
 S7R835K10ALZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95291 8
 S7R835K10AL	Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98558 9
 S7R835K10BKZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95292 5
 S7R835K10BK	Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 94348 0
 S7R835K10WZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)		6 62057 95290 1
 S7R835K10	Rond 7 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)		6 62057 98557 2

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



S10R (blanc)

Produit	Description / caractéristiques		CUP
Rond 7 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80)			
■ S7R840K10ALZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95294 9
■ S7R840K10AL	Rond 7 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98560 2
■ S7R840K10BKZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95295 6
■ S7R840K10BK	Rond 7 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 94349 7
■ S7R840K10WZ10U	Rond 7 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95293 2
SlimSurface DEL rond			
■ S10R827K22WZ10U	Rond 10 po, 2200 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	1 90096 06395 6
■ S10R827K22W	Rond 10 po, 2200 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)	★	1 90096 08736 5
Rond 10 po, 2200 lm, 2700K (IRC de 90)			
■ S10R927K22WZ10U	Rond 10 po, 2200 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	1 90096 06393 2
■ S10R927K22W	Rond 10 po, 2200 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation ELV / Triac (120V)	★	1 90096 08740 2
Rond 10 po, 2200 lm, 3000K (IRC de 80)			
■ S10R830K22WZ10U	Rond 10 po, 2200 lm, 3000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	1 90096 06396 3
Rond 10 po, 2200 lm, 3000K (IRC de 90)			
■ S10R930K22WZ10U	Rond 10 po, 2200 lm, 3000K (IRC de 90), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	1 90096 06394 9
■ S10R930K22W	Rond 10 po, 2200 lm, 3000K (IRC de 90), blanc, gradation ELV / Triac (120V)	★	1 90096 08741 9
Rond 10 po, 2200 lm, 3500K (IRC de 80)			
■ S10R835K22WZ10U	Rond 10 po, 2200 lm, 3500K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	1 90096 06397 0

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



S4S (aluminium)



S4S (noir)



S4S (blanc)

Produit	Description / caractéristiques		CUP
SlimSurface DEL carré			
■ S4S827K7ALZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95240 6
■ S4S827K7AL	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98879 5
■ S4S827K7BKZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95241 3
■ S4S827K7BK	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 94332 9
■ S4S827K7WZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95239 0
■ S4S827K7	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98878 8
Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90)			
■ S4S927K7ALZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95252 9
■ S4S927K7AL	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98883 2
■ S4S927K7BKZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), noir, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95253 6
■ S4S927K7BK	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), noir, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 94352 7
■ S4S927K7WZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95251 2
■ S4S927K7	Carré 4 po, 650 lm, 2700K (IRC de 90), blanc, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98882 5
Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80)			
■ S4S830K7ALZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95243 7
■ S4S830K7AL	Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98881 8
■ S4S830K7BKZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95244 4
■ S4S830K7BK	Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 94335 0
■ S4S830K7WZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95242 0
■ S4S830K7	Carré 4 po, 650 lm, 3000K (IRC de 80), blanc, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98880 1
Carré 4 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80)			
■ S4S835K7ALZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95246 8
■ S4S835K7AL	Carré 4 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98545 9
■ S4S835K7BKZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95247 5
■ S4S835K7BK	Carré 4 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 94336 7
■ S4S835K7WZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 3500K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95245 1
Carré 4 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80)			
■ S4S840K7ALZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), aluminium, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95249 9
■ S4S840K7AL	Carré 4 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), aluminium, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 98547 3
■ S4S840K7BKZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), noir, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95250 5
■ S4S840K7BK	Carré 4 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), noir, gradation ELV / Triac (120V)	★	6 62057 94338 1
■ S4S840K7WZ10U	Carré 4 po, 650 lm, 4000K (IRC de 80), blanc, gradation 0-10V (120-277V)	★	6 62057 95248 2

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)

Une forme
d'éclairage
adaptée
à votre espace

Choisir parmi la sélection complète de solutions d'éclairage sur rail et d'encastrés professionnel de Lightolier par Signify. Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

LIGHTOLIER							
Cliquer sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)							
Gamme de produit	EasyLyte DEL	LyteProfile DEL accentuation	LyteProfile DEL	Calculite DEL accentuation	Calculite DEL	LyteCaster DEL accentuation	LyteCaster DEL
Page de référence	p. 48	p. 48	p. 48	p. 51	p. 51	p. 58	p. 59
Service de livraison rapide	■	● ■	● ■	● ■	■	■	■
Budget / classe	Valeur / meilleur					Budget / bon	
Gariture et fini	Ouverture	○ 4 po, 6 po	○ □ 3 po	○ □ 4 po, 6 po	○ □ 3 po	○ □ 4 po, 6 po, 7 po	○ □ 3 po
	Fini du réflecteur	Diffus incolore Noir* Blanc Bronze foncé*	Spéculaire incolore Comfort Clear Comfort clear diffus Noir* Blanc*	Spéculaire incolore Comfort clear diffus Noir* Blanc*	Spéculaire incolore Comfort Clear Comfort clear diffus Noir* Blanc* Champagne Bronze* Aluminium diffus*	Spéculaire incolore Comfort Clear Comfort clear diffus Noir* Blanc* Champagne Bronze*	Chrome Diffus Blanc Déflecteur blanc Aluminium (garniture de douche seul.)
	Défilement / réglage accentuation	70° direct	Éclairage direct / éclairage mural 60° direct Adj. accentuation 40° incliné	Éclairage direct / éclairage mural 60° direct	50° direct	50° direct 45° réfléchi 45° incliné	Accent 60° direct 60° réfléchi Adj. accentuation 35° incliné
Spécifications et performance	Lumens (lm)	500-3500	500-1500	500-3500	500-1000	500-6000	800
	Efficacité (lm/W)	jusqu'à 100	jusqu'à 74	jusqu'à 100	jusqu'à 87	jusqu'à 115	jusqu'à 90
	Gradation	0-10V 1% ELV Lutron LDE1*	0-10V 1% ELV Lutron PEQ0*	0-10V 1% Lutron LDE1*	0-10V 1% ELV Lutron PEQ0*	0-10V 1% DALI 0.1%* Lutron LDE1* DMX*	0-10V ELV / TRIAC
	TCP (K)	2700K* 3000K 3500K 4000K	2700K* 3000K 3500K 4000K*	2700K* 3000K 3500K 4000K 5000K* Gradation à chaud*	2700K* 3000K 3500K 4000K* Gradation à chaud	2700K* 3000K 3500K 4000K	2700K 3000K 3500K 4000K
Options	IRC (SDCM)	80 (3)	90 (3)	80 (3)	90 (2)	90 (2)	80-90 (3)
	Gradation à chaud		◆		■ ◆	◆	
	Interact Ready	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	IntelliHue					◆	
Homologations et certifications	Alimentation par câble Ethernet	◆		◆	◆	◆	
	Cadre / installation (NC - nouvelle construction)	NC (UniFrame) NC AirSeal (isolé)* Rénovation*	NC (UniFrame) NC AirSeal (isolé)* Rénovation*	NC (UniFrame) NC AirSeal (isolé)* Rénovation*	NC (UniFrame) NC (non-isolé) NC (isolé)	NC (UniFrame) NC AirSeal (isolé)*	NC (non-isolé)* NC AirSeal (isolé)*
	Homologations	cULus / plafond isolé	cULus / IC / Class. Title 24	cULus / plafond isolé	Homologué cULus	Homologué cULus	Homologué cULus
	Energy Star	✓	✓	✓		✓	✓
Homologations et certifications	Durée de vie	jusqu'à 60 000 heures (L70)	jusqu'à 60 000 heures (L70)	jusqu'à 60 000 heures (L80)	jusqu'à 57 000 heures (L70)	jusqu'à 60 000 heures (L80)	jusqu'à 50 000 heures
	Garantie	Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .					


● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)
✓ Caractéristique de série ◆ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique

Un cadre pour une polyvalence maximale

L'architecture de la solution à 1 seul cadre de **Lightolier** est adaptable et conçue pour les besoins de projets toujours en changement. Trois gammes d'encastrés uniques utilisent toutes le même cadre. Vos choix et souplesse sont désormais infinis.

- **Réceptacle modulaire prêt à l'emploi** permettant une installation sans outil rapide et facile
- **Solutions configurables** signifiant que l'installation peut s'effectuer plus tôt et être complétée en étapes
- **Concept modulaire évolutif** permettant des mises à jour faciles sans nuire au plafond
- Les changements de concept non prévus auront un **minimum d'impact sur l'horaire et sur le gaspillage**

Une option est offerte pour le **contrôle sans fil Interact**. Pour plus d'information veuillez visiter www.interact-lighting.com/pro



Voir la vidéo



EasyLyte

Commercial léger
Système en 2 pièces
(p. 46–47)



LyteProfile

Commercial
Système en 2 pièces
(p. 48–50)



Calculite

Spécification
Système en 3 pièces
(p. 51–56)

Réflecteur



CL Speculaire incolore

Le fini le plus spéculaire en conséquence le plus performant, procure une performance photométrique maximale mais peut produire un effet miroir de l'espace intérieur.



CC Comfort clear

Le fini semi-spéculaire qui adoucit la lumière à la source du réflecteur et crée une luminosité uniforme et subtile du cône du réflecteur.



CD Comfort clear diffus

Fini incolore légèrement diffus qui élimine l'irisation et réduit l'effet d'image miroir inhérent aux finis spéculaires.



CZ Champagne bronze

Fini semi-spéculaire qui adoucit la lumière à la source du réflecteur procurant une allure de réflecteur plus chaud (le flux lumineux est légèrement plus chaud).



WH Blanc (mat)

Ouverture plus brillante lorsqu'allumée mais procurant l'agencement le plus doux dans la plupart des plafonds lorsqu'éteinte (le fini blanc est seulement disponible avec une bordure blanche).



BK Noir (mat)

Fini spéculaire qui procure la brillance la plus faible à l'ouverture possible et réduit de manière significative l'identification de la source au plafond.

Bordure



- Blanc (mat)

Procure le meilleur agencement avec les plafonds lorsqu'elles sont éteintes.



P Poli (agencé à l'ouverture)

Présente une allure continue partout dans le réflecteur (agencement à l'ouverture).



F Sans bordure (montage affleurant)

Crée une transition pratiquement invisible de l'ouverture au plafond.

Note : tous les finis ne sont pas offerts avec toutes les garnitures (pour la disponibilité, se reporter à la fiche technique). Lors de la manipulation de réflecteurs, afin d'éviter les empreintes de doigts, utiliser des gants blancs propres ou des gants de plastique. Les surfaces spéculaires peuvent être nettoyées selon les méthodes suivantes : essuyer avec un linge propre, sec et sans peluche; ou essuyer avec un linge doux trempé dans une solution nettoyante douce, rincer puis essuyer avec un linge sans peluche ou un essuie-tout; ou essuyer avec un linge propre trempé dans une solution à agent de mouillage et de l'eau (comme 2 oz par gallon de «Pluronic L62-LF» de Wyanodotte Products ou d'un liquide comme «Glass Wax») puis essuyer avec un linge sans peluche ou un essuie-tout. Éviter tous les nettoyeurs abrasifs.

Produit	Description / caractéristiques		CUP
UniFrame	3 po		
■ 3RA	Rond 3 po, AirSeal isolé, UNV	★	7 84197 66617 0
■ 3RN	Rond 3 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 66612 5
■ 3SA	Carré 3 po, AirSeal isolé (1000 lm max.), régulier, UNV	★	7 84197 68678 9
■ 3SAS	Carré 3 po, AirSeal isolé (1000 lm max.), peu profond, UNV	★	7 84197 68679 6
■ 3SN	Carré 3 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 66618 7
■ 3SNIP	Carré 3 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV, Interact Ready	★	7 84197 66619 4
4 po			
■ 4RA	Rond 4 po, AirSeal isolé, UNV	★	7 84197 24057 8
● 4RN	Rond 4 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 64192 4
■ 4RN3	Rond 4 po, nouvelle construction (non-isolé), 347V	★	7 84197 21139 4
■ 4RNEM	Rond 4 po, nouvelle construction (non-isolé), urgence	★	7 84197 64193 1
■ 4RNIP	Rond 4 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV, Interact Ready	★	1 90096 01751 5
■ 4RR	Rond 4 po, rénovation (non-isolé), UNV	★	7 84197 21145 5
■ 4RR3	Rond 4 po, rénovation (non-isolé), 347V	★	7 84197 21146 2
■ 4SA	Carré 4 po, AirSeal isolé, UNV	★	7 84197 24059 2
● 4SN	Carré 4 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 64195 5
■ 4SN3	Carré 4 po, nouvelle construction (non-isolé), 347V	★	7 84197 21148 6
■ 4SNEM	Carré 4 po, nouvelle construction (non-isolé), urgence	★	7 84197 64196 2
■ 4SR	Carré 4 po, rénovation (non-isolé), UNV	★	7 84197 21151 6
■ 4SR3	Carré 4 po, rénovation (non-isolé), 347V	★	
6 po			
■ 6RA	Rond 6 po, AirSeal isolé, UNV	★	7 84197 24060 8
● 6RN	Rond 6 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 64197 9
■ 6RNIP	Rond 6 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV, Interact Ready	★	1 90096 01755 3
■ 6RR3	Rond 6 po, rénovation (non-isolé), 347V	★	7 84197 21164 6
■ 6RN3	Rond 6 po, nouvelle construction (non-isolé), 347V	★	7 84197 21154 7
■ 6RNEM	Rond 6 po, nouvelle construction (non-isolé), urgence	★	7 84197 64198 6
■ 6RR	Rond 6 po, rénovation (non-isolé), UNV	★	7 84197 21163 9
■ 6SA	Carré 6 po, AirSeal isolé, UNV	★	7 84197 24061 5
● 6SN	Carré 6 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 64200 6
■ 6SN3	Carré 6 po, nouvelle construction (non-isolé), 347V	★	7 84197 21166 0
■ 6SNEM	Carré 6 po, nouvelle construction (non-isolé), urgence	★	7 84197 64201 3
■ 6SR	Carré 6 po, rénovation (non-isolé), UNV	★	
■ 6SR3	Carré 6 po, rénovation (non-isolé), 347V	★	7 84197 21170 7
7 po			
■ 7RN	Rond 7 po, nouvelle construction (non-isolé), UNV	★	7 84197 70574 9
■ 7RN3	Rond 7 po, nouvelle construction (non-isolé), 347V	★	7 84197 70575 6
■ 7RNLC	Rond 7 po, nouvelle construction (non-isolé), Chicago Plenum	★	7 84197 70576 3
■ C7RNEM	Rond 7 po, nouvelle construction (non-isolé), urgence	★	7 84197 21173 8
Accessoires			
● 1950	Ensemble de (2) barres de montage 18 po (commander en multiples de 12)		7 84197 14500 2
● 1951	Ensemble de (2) barres de montage 27 po (commander en multiples de 12)		7 84197 14503 3
● 1956	Ensemble de 4 agrafes de barres de montage		7 84197 14513 2
■ 7994	Ensemble de (2) barres de montage télescopiques - Calculite		7 84197 28904 1
■ CLAEM1520	Bloc d'urgence DEL Calculite câblé sur le site 1500/2 000 lumens		6 62057 50303 5
● VBE300	Coupe-vapeur pour boîte isolée de 9 po		7 84197 34371 2

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
EasyLyte DEL rond 4 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec EasyLyte DEL à la p. 45.		
	1 000 lm		
■ Z4RDL10835WOCZ10U	Rond 4 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10307 2
■ Z4RDL10835WOCDE1	Rond 4 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10658 5
■ Z4RDL10835WOWHZ10U	Rond 4 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10657 8
■ Z4RDL10840WOCZ10U	Rond 4 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, éclairage direct ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10663 9
■ Z4RDL10840WOCDE1	Rond 4 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10662 2
	1 500 lm		
■ Z4RDL15830WOCZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10323 2
■ Z4RDL15830WOCDE1	Rond 4 po, 1500 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10667 7
■ Z4RDL15835WOCZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10309 6
■ Z4RDL15835WOCDE1	Rond 4 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10308 9
■ Z4RDL15835WOWHZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10669 1
■ Z4RDL15835WOWHE1	Rond 4 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation ELV, 120V	★	1 90096 10668 4
■ Z4RDL15835WSWHZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, déflecteur à rainure, réflecteur blanc (mat), gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10343 0
■ Z4RDL15840WOCZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10310 2
■ Z4RDL15840WOCDE1	Rond 4 po, 1500 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10675 2
■ Z4RDL15840WOWHZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10674 5
	2 000 lm		
■ Z4RDL20830WOCZ10U	Rond 4 po, 2000 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10680 6
■ Z4RDL20835WOCDE1	Rond 4 po, 2 000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10682 0
■ Z4RDL20835WOWHZ10U	Rond 4 po, 2 000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10681 3
■ Z4RDL20840WOCZ10U	Rond 4 po, 2 000 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, éclairage direct ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10687 5
■ Z4RDL20840WOCDE1	Rond 4 po, 2 000 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10686 8
	2 500 lm		
■ Z4RDL25835WOCZ10U	Rond 4 po, 2500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10690 5
■ Z4RDL25840WOCZ10U	Rond 4 po, 2500 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10692 9

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
EasyLyte DEL rond 6 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec EasyLyte DEL à la p. 45.		
	1 000 lm		
■ Z6RDL10840WOCZ10U	Rond 6 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10697 4
■ Z6RDL10835WOCDE1	Rond 6 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10695 0
■ Z6RDL10835WOWHZ10U	Rond 6 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10694 3
	1 500 lm		
■ Z6RDL15830WOCZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10700 1
■ Z6RDL15835WOCDE1	Rond 6 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10313 3
■ Z6RDL15835WOWHZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10328 7
■ Z6RDL15835WSWHZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, déflecteur à rainure, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10703 2
■ Z6RDL15840WOCDE1	Rond 6 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10707 0
■ Z6RDL15840WOWHZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10706 3
	2 000 lm		
■ Z6RDL20830WOCZ10U	Rond 6 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10712 4
■ Z6RDL20835WOCDE1	Rond 6 po, 2 000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10316 4
■ Z6RDL20835WOWHZ10U	Rond 6 po, 2 000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10715 5
■ Z6RDL20835WOWHE1	Rond 6 po, 2 000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation ELV, 120V	★	1 90096 10714 8
■ Z6RDL20835WSWHZ10U	Rond 6 po, 2 000 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, déflecteur à rainure, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10718 6
■ Z6RDL20840WOCZ10U	Rond 6 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), faisceau large, éclairage direct ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10319 5
■ Z6RDL20840WOCDE1	Rond 6 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation ELV, 120V	★	1 90096 10721 6
■ Z6RDL20840WOWHZ10U	Rond 6 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10720 9
	2 500 lm		
■ Z6RDL25830WOCZ10U	Rond 6 po, 2500 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10728 5
■ Z6RDL25835WOCZ10U	Rond 6 po, 2500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10320 1
■ Z6RDL25835WOWHZ10U	Rond 6 po, 2 500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, réflecteur blanc (mat) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10729 2
	3 500 lm		
■ Z6RDL35830WOCZ10U	Rond 6 po, 3500 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10743 8
■ Z6RDL35835WOCZ10U	Rond 6 po, 3500 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10322 5
■ Z6RDL35840WOCZ10U	Rond 6 po, 3500 lm, 4000K (IRC de 80), faisceau large, ouvert, incolore diffus, gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10746 9

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
LyteProfile DEL rond 3 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec LyteProfile DEL à la p. 45.		
	1 000 lm		
■ P3RDL10935CCZ10U	Rond 3 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 66644 6
■ P3RDL10935WHZ10U	Rond 3 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 90), réflecteur blanc, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 69013 7
	1 500 lm		
■ P3RDL15930CCZ10U	Rond 3 po, 1500 lm, 3000K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 66647 7
■ P3RDL15935CCZ10U	Rond 3 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 66648 4
	Accentuation réglable, 1 000 lm		
■ P3RA10930NFCDPZ10U	Rond 3 po (accentuation réglable), 1000 lm, 3 000K (IRC de 90), faisceau étroit (21°), fini Comfort Clear diffus, bordure agencée, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 69024 3
■ P3RA10930NFCPCZ10U	Rond 3 po (accentuation réglable), 1000 lm, 3 000K (IRC de 90), faisceau étroit (21°), fini Comfort Clear, bordure agencée, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 69023 6
	Éclairage mural, 1 000 lm		
■ P3RLW10930CCZ10U	Rond 3 po (éclairage mural), 1000 lm, 3000K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 66649 1
■ P3RLW10935CCZ10U	Rond 3 po (éclairage mural), 1000 lm, 3500K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 66650 7
LyteProfile DEL carré 3 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec LyteProfile DEL à la p. 45.		
	1 000 lm		
■ P3SDL10930CCE1	Carré 3 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation ELV, 120V	★	7 84197 68713 7
	Éclairage mural, 1 000 lm		
■ P3SLW10935CCZ10U	Carré 3 po (éclairage mural), 1000 lm, 3 500K (IRC de 90), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 68724 3
	Accentuation réglable, 1 000 lm		
■ P3SA10935NFCCE1	Carré 3 po (accentuation réglable), 1000 lm, 3 500K (IRC de 90), faisceau étroit (21°), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation ELV, 120V	★	7 84197 68735 9

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
LyteProfile DEL rond 4 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec LyteProfile DEL à la p. 45.		
	1 000 lm		
● P4RDL10830CCZ10U	Rond 4 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10257 0
● P4RDL10835CCZ10U	Rond 4 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10544 1
	1 500 lm		
■ P4RDL15830CCZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10260 0
■ P4RDL15835CCZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10440 6
■ P4RDL15840CDZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10559 5
■ P4RDL15840CLZ10U	Rond 4 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10558 8
	2 000 lm		
■ P4RDL20830CDZ10U	Rond 4 po, 2000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10566 3
■ P4RDL20830CCZ10U	Rond 4 po, 2000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10262 4
■ P4RDL20835CCZ10U	Rond 4 po, 2000 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10263 1
	2 500 lm		
■ P4RDL25830CCZ10U	Rond 4 po, 2500 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10572 4
■ P4RDL25835CCZ10U	Rond 4 po, 2500 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 10573 1
	Éclairage mural, 500 lm		
■ P4RLW05830CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 500 lm, 3000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11251 7
■ P4RLW05835CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 500 lm, 3500K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11258 6
■ P4RLW05840CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11265 4
	Éclairage mural, 1 000 lm		
■ P4RLW10830CDZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11353 8
■ P4RLW10830CCZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11349 1
■ P4RLW10830CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11351 4
■ P4RLW10835CDZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11360 6
■ P4RLW10835CCZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11356 9
■ P4RLW10835CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 3500K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11358 3
■ P4RLW10840CDZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11367 5
■ P4RLW10840CCZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11363 7
■ P4RLW10840CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11365 1
	Éclairage mural, 1 500 lm		
■ P4RLW15830CDZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11380 4
■ P4RLW15830CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 3000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11378 1
■ P4RLW15835CDZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11476 4
■ P4RLW15835CCZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 68174 6
■ P4RLW15835CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 3 500K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11474 0
■ P4RLW15840CDZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11482 5
■ P4RLW15840CCZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	7 84197 68175 3
■ P4RLW15840CLZ10U	Rond 4 po (éclairage mural), 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini spéculaire incolore, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 11480 1

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
LyteProfile DEL rond 6 po			
Cadres			
Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec LyteProfile DEL à la p. 45 .			
Éclairage direct			
 P6RDL10830CCZ10U	Rond 6 po, 1000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10575 5
 P6RDL10835CCZ10U	Rond 6 po, 1000 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 12821 1
 P6RDL10840CDZ10U	Rond 6 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10577 9
 P6RDL10840CCZ10U	Rond 6 po, 1000 lm, 4000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10576 2
 P6RDL15830CCZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10581 6
 P6RDL15840CDZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear diffus, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10584 7
 P6RDL15840CCZ10U	Rond 6 po, 1500 lm, 4000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10583 0
 P6RDL20830CCZ10U	Rond 6 po, 2000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10271 6
 P6RDL25830CCZ10U	Rond 6 po, 2500 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10589 2
 P6RDL25840CCZ10U	Rond 6 po, 2500 lm, 4000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10883 1
 P6RDL30830CCZ10U	Rond 6 po, 3000 lm, 3000K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10590 8
Éclairage mural			
 P6RLW20830CCZ10U	Rond 6 po (éclairage mural), 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear		7 84197 68176 0
 P6RLW20835CCZ10U	Rond 6 po (éclairage mural), 2 000 lm, 3 500K (IRC de 80), fini Comfort Clear		7 84197 68177 7
 P6RLW20840CCZ10U	Rond 6 po (éclairage mural), 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), fini Comfort Clear		7 84197 68178 4
LyteProfile DEL carré 6 po			
 P6SDL15835CCZ10U	Carré 6 po, 1500 lm, 3500K (IRC de 80), fini Comfort Clear, bordure blanche, gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		1 90096 10623 3
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Calculite DEL rond 3 po			
Cadres			
Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec Calculite DEL à la p. 45 .			
Éclairage direct			
 C3L07930ME1R	3 po, 750 lm, 3 000K (IRC de 90), ELV, 120V, rénovation		7 84197 68685 7
 C3L109D2WWE1	3 po, 1000 lm, 3 000K-1800K (IRC de 90) gradation à chaud, large (62°) gradation ELV, 120V		7 84197 69009 0
 C3L10930MZ10U	3 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 90), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 66622 4
 C3L10930ME1S	3 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 90), moyen (55°) gradation ELV, 120V, plénum peu profond		7 84197 66630 9
 C3L10935MZ10U	3 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 90), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 66623 1
 C3L10935ME1S	3 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 90), moyen (55°) gradation ELV, 120V, plénum peu profond		7 84197 66631 6
 C3L15930MZ10U	3 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 90), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 66624 8
 C3L15935MZ10U	3 po, 1500 lm, 3 500K (IRC de 90), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 66625 5
 C3L18935MZ10U	3 po, 1800 lm, 3 500K (IRC de 90), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 66627 9
 C3L20930MZ10U	3 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 90), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 66626 2
Réglable			
 C3RA15935NFZ10U	Rond 3 po réglable, 1500 lm, 3 500K (IRC de 90), faisceau étroit (23°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 68696 3
Garnitures et accessoires			
 C3RACC	Garniture 3 po ronde réglable, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 68702 1
 C3RACCP	Garniture 3 po ronde réglable, réflecteur Comfort Clear, bordure polie		7 84197 68703 8
 C3RDLCC	Garniture 3 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 66632 3
 C3RDLWH	Garniture 3 po, ronde encastrée, réflecteur blanc (mat), bordure blanche (mat)		7 84197 68999 5
 C3RLWCC	Garniture 3 po ronde avec lentille éclairage mural, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 66635 4
 C3RLWWH	Garniture 3 po ronde avec lentille éclairage mural, réflecteur blanc (mat), bordure blanche (mat)		7 84197 69000 7
 CA3RAAFT	3 po, accessoire, anneau de plâtrage rond pour installation sans bordure (à commander avec garniture sans bordure)		1 90096 01794 2
Calculite DEL carré 3 po			
Cadres			
Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec Calculite DEL à la p. 45 .			
Éclairage direct			
 C3L10935SZ10U	Carré 3 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 90) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV		7 84197 69007 6
Garnitures et accessoires			
 C3SACC	Garniture 3 po carrée réglable, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 68704 5
 C3SDLMCC	Garniture 3 po, carrée encastrée, moyen (59°), réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 66633 0
 C3SDLWCC	Garniture 3 po, carrée encastrée, (71°), réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 66634 7
 C3SDLWDPS	Garniture 3 po, carrée encastrée, large (71°), réflecteur aluminium Diffus, bordure blanche (aluminium moulé en retrait de 1 po)		7 84197 66640 8
 C3SLWCC	Garniture 3 po carrée avec lentille éclairage mural, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		7 84197 66636 1
 CA3SAAFT	3 po, accessoire, anneau de plâtrage carré pour installation sans bordure (à commander avec garniture sans bordure)		1 90096 01795 9
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Calculite DEL rond 4 po	Cadre		
■ C4RA	Cadre 4 po, rond, AirSeal (isolé), UNV (120/277V)	★	7 84197 24057 8
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec Calculite DEL à la p. 45.		
	DEL		
■ C4L05830MZ10U	4 po, 500 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97447 7
■ C4L05830NZ10U	4 po, 500 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97443 9
■ C4L05830WZ10U	4 po, 500 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97451 4
■ C4L05835MZ10U	4 po, 500 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97448 4
■ C4L05835NZ10U	4 po, 500 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97444 6
■ C4L05835WZ10U	4 po, 500 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97452 1
■ C4L05840MZ10U	4 po, 500 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97449 1
■ C4L05840NZ10U	4 po, 500 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97445 3
■ C4L05840WZ10U	4 po, 500 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97453 8
■ C4L10830MZ10U	4 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97483 5
■ C4L10830NZ10U	4 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97479 8
■ C4L10830WZ10U	4 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97487 3
■ C4L10835MZ10U	4 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97484 2
■ C4L10835NZ10U	4 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97480 4
■ C4L10835WZ10U	4 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97488 0
■ C4L10840MZ10U	4 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97485 9
■ C4L10840NZ10U	4 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97481 1
■ C4L10840WZ10U	4 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97489 7
■ C4L15830MZ10U	4 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97534 4
■ C4L15830NZ10U	4 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97530 6
■ C4L15830WZ10U	4 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97538 2
■ C4L15835MZ10U	4 po, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97535 1
■ C4L15835NZ10U	4 po, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97531 3
■ C4L15835WZ10U	4 po, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97539 9
■ C4L15840NZ10U	4 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97532 0
■ C4L15840WZ10U	4 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97540 5
■ C4L20830MZ10U	4 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97582 5
■ C4L20830NZ10U	4 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97578 8
■ C4L20830WZ10U	4 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97586 3
■ C4L20835MZ10U	4 po, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97583 2
■ C4L20835NZ10U	4 po, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97579 5
■ C4L20835WZ10U	4 po, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97587 0
■ C4L20840MZ10U	4 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97584 9
■ C4L20840NZ10U	4 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97580 1
■ C4L20840WZ10U	4 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97588 7
■ C4L25830MZ10U	4 po, 2 500 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97660 0
■ C4L25830NZ10U	4 po, 2 500 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97656 3
■ C4L25830WZ10U	4 po, 2 500 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97664 8

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Calculite DEL rond 4 po	DEL (suite)		
■ C4L25835MZ10U	4 po, 2 500 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97661 7
■ C4L25835NZ10U	4 po, 2 500 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97657 0
■ C4L25835WZ10U	4 po, 2 500 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97665 5
■ C4L25840MZ10U	4 po, 2 500 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97662 4
■ C4L25840NZ10U	4 po, 2 500 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97658 7
■ C4L25840WZ10U	4 po, 2 500 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97666 2
■ C4L30830MZ10U	4 po, 3 000 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02766 8
■ C4L30830NZ10U	4 po, 3 000 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97709 6
■ C4L30830WZ10U	4 po, 3 000 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97717 1
■ C4L30835MZ10U	4 po, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97714 0
■ C4L30835NZ10U	4 po, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97710 2
■ C4L30835WZ10U	4 po, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97718 8
■ C4L30840MZ10U	4 po, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97715 7
■ C4L30840NZ10U	4 po, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97711 9
■ C4L30840WZ10U	4 po, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0–10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97719 5
	Garnitures		
■ C4RDLCDF	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear diffus, sans bordure	★	6 62057 97241 1
■ C4RDLCDP	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure polie	★	6 62057 97236 7
■ C4RDLCD	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97230 5
■ C4RDLCCF	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, sans bordure	★	6 62057 97239 8
■ C4RDLCCP	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, bordure polie	★	6 62057 97234 3
■ C4RDLCC	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97200 8
■ C4RDLCLF	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur spéculaire incolore, sans bordure	★	6 62057 97240 4
■ C4RDLCLP	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur spéculaire incolore, bordure polie	★	6 62057 97235 0
■ C4RDLCL	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur spéculaire incolore, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97229 9
■ C4RDLWHF	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur blanc (mat), sans bordure	★	1 90096 02217 5
■ C4RDLWH	Garniture 4 po, ronde encastrée, réflecteur blanc (mat), bordure blanche (mat)	★	1 90096 02215 1
■ C4RWWCDF	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear diffus, sans bordure	★	6 62057 96522 2
■ C4RWWCDP	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure polie	★	6 62057 96517 8
■ C4RWWCD	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure blanche (mat)	★	6 62057 96502 4
■ C4RWWCCF	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear, sans bordure	★	6 62057 96520 8
■ C4RWWCCP	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear, bordure polie	★	6 62057 96515 4
■ C4RWWCLF	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur spéculaire incolore, sans bordure	★	6 62057 96521 5
■ C4RWWCL	Garniture 4 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur spéculaire incolore, bordure blanche (mat)	★	6 62057 96501 7


● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Calculite DEL rond 6 po	Cadre		
■ C6RA	Cadre 6 po, rond, AirSeal (isolé), UNV (120/277V)	★	7 84197 24060 8
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec Calculite DEL à la p. 45.		
	DEL		
■ C6L10830MZ10U	6 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97761 4
■ C6L10830NZ10U	6 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97757 7
■ C6L10830WZ10U	6 po, 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97765 2
■ C6L10835MZ10U	6 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97762 1
■ C6L10835NZ10U	6 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97758 4
■ C6L10835WZ10U	6 po, 1000 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97766 9
■ C6L10840MZ10U	6 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97763 8
■ C6L10840NZ10U	6 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97759 1
■ C6L10840WZ10U	6 po, 1000 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97767 6
■ C6L15830MZ10U	6 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97809 3
■ C6L15830NZ10U	6 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97805 5
■ C6L15830WZ10U	6 po, 1500 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97813 0
■ C6L15835NZ10U	6 po, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97806 2
■ C6L15835WZ10U	6 po, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97814 7
■ C6L15840MZ10U	6 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97811 6
■ C6L15840NZ10U	6 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97807 9
■ C6L15840WZ10U	6 po, 1500 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97815 4
■ C6L20830MZ10U	6 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97953 3
■ C6L20830NZ10U	6 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97908 3
■ C6L20830WZ10U	6 po, 2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97992 2
■ C6L20835NZ10U	6 po, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97909 0
■ C6L20835WZ10U	6 po, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97993 9
■ C6L20840MZ10U	6 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97963 2
■ C6L20840NZ10U	6 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97910 6
■ C6L20840WZ10U	6 po, 2 000 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 97997 7
■ C6L25830MZ10U	6 po, 2 500 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98203 8
■ C6L25830NZ10U	6 po, 2 500 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98185 7
■ C6L25830WZ10U	6 po, 2 500 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98218 2
■ C6L25835MZ10U	6 po, 2 500 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98215 1
■ C6L25835NZ10U	6 po, 2 500 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98186 4
■ C6L25835WZ10U	6 po, 2 500 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98220 5
■ C6L25840MZ10U	6 po, 2 500 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98216 8
■ C6L25840NZ10U	6 po, 2 500 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98187 1
■ C6L25840WZ10U	6 po, 2 500 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98221 2
■ C6L35830MZ10U	6 po, 3 500 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98344 8
■ C6L35830NZ10U	6 po, 3 500 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98339 4
■ C6L35830WZ10U	6 po, 3 500 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98375 2
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Calculite DEL rond 6 po	DEL (suite)		
■ C6L35835MZ10U	6 po, 3 500 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98345 5
■ C6L35835NZ10U	6 po, 3 500 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98341 7
■ C6L35835WZ10U	6 po, 3 500 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98376 9
■ C6L35840MZ10U	6 po, 3 500 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98350 9
■ C6L35840NZ10U	6 po, 3 500 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98342 4
■ C6L35840WZ10U	6 po, 3 500 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 98379 0
■ C6L48830MZ10U	6 po, 4 800 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 99999 9
■ C6L48830NZ10U	6 po, 4 800 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 99586 1
■ C6L48830WZ10U	6 po, 4 800 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02174 1
■ C6L48835MZ10U	6 po, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02002 7
■ C6L48835NZ10U	6 po, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 99587 8
■ C6L48835WZ10U	6 po, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02175 8
■ C6L48840MZ10U	6 po, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02172 7
■ C6L48840NZ10U	6 po, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	6 62057 99589 2
■ C6L48840WZ10U	6 po, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02177 2
■ C6L60830MZ10U	6 po, 6 000 lm, 3 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02196 3
■ C6L60830NZ10U	6 po, 6 000 lm, 3 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02192 5
■ C6L60830WZ10U	6 po, 6 000 lm, 3 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02200 7
■ C6L60835MZ10U	6 po, 6 000 lm, 3 500K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02197 0
■ C6L60835NZ10U	6 po, 6 000 lm, 3 500K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02193 2
■ C6L60835WZ10U	6 po, 6 000 lm, 3 500K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02201 4
■ C6L60840MZ10U	6 po, 6 000 lm, 4 000K (IRC de 80), moyen (55°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02198 7
■ C6L60840NZ10U	6 po, 6 000 lm, 4 000K (IRC de 80), étroit (38/40°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02194 9
■ C6L60840WZ10U	6 po, 6 000 lm, 4 000K (IRC de 80), large (68/72°) gradation 0-10V en baisse à 1%, UNV	★	1 90096 02202 1
	Garnitures et accessoires		
■ C6RDLCDF	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear diffus, sans bordure		6 62057 97299 2
■ C6RDLCDP	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure polie		6 62057 97294 7
■ C6RDLCD	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure blanche (mat)		6 62057 97288 6
■ C6RDLCCF	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, sans bordure		6 62057 97297 8
■ C6RDLCCP	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, bordure polie		6 62057 97292 3
■ C6RDLCC	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		6 62057 97286 2
■ C6RDLCLF	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur spéculaire incolore, sans bordure		6 62057 97298 5
■ C6RDLCLP	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur spéculaire incolore, bordure polie		6 62057 97293 0
■ C6RDLCL	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur spéculaire incolore, bordure blanche (mat)		6 62057 97287 9
■ C6RDLWHF	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur blanc (mat), sans bordure		1 90096 02245 8
■ C6RDLWH	Garniture 6 po, ronde encastrée, réflecteur blanc (mat), bordure blanche (mat)		1 90096 02243 4
■ C6RWWCD	Garniture 6 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure blanche (mat)		6 62057 96636 6
■ C6RWWCC	Garniture 6 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)		6 62057 96634 2
■ C6RWWWHF	Garniture 6 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur blanc (mat), sans bordure		1 90096 02248 9
■ C6RWWWH	Garniture 6 po, ronde éclairage mural ouvert, réflecteur blanc (mat), bordure blanche (mat)		1 90096 02246 5
■ CA6RFT	6 po, accessoire, anneau de plâtrage rond pour utilisation avec les garnitures sans bordure (commandé avec une garniture sans bordure)		1 90096 03031 6
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



C6SDL



C7RWWCDP



C7RDLWCL

Produit	Description / caractéristiques		CUP
Calculite DEL carré 6 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec Calculite DEL à la p. 45.		
	Garnitures		
■ C6SDLNMCC	Garniture 6 po, carrée encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97183 4
■ C6SDLWCC	Garniture 6 po, carrée encastrée, faisceau large, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97315 9
	Accessoire		
■ CA6SFT	6 po, accessoire, anneau de plâtrage carré pour utilisation avec les garnitures sans bordure (commandé avec une garniture sans bordure)		1 90096 03032 3
Calculite DEL rond 7 po	Cadres		
	Voir toutes les options UniFrame de Lightolier compatibles avec Calculite DEL à la p. 45.		
	Garnitures		
■ C7RDLNMWH	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur blanc (mat), bordure blanche (mat)	★	1 90096 02275 5
■ C7RDLNMCDP	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure polie	★	6 62057 97082 0
■ C7RDLNMCD	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97076 9
■ C7RDLNMCCP	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur Comfort Clear, bordure polie	★	6 62057 97080 6
■ C7RDLNMCC	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97074 5
■ C7RDLNMCL	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau étroit et moyen, réflecteur spéculaire incolore, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97075 2
■ C7RDLWCD	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau large, réflecteur Comfort Clear diffus, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97093 6
■ C7RDLWCC	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau large, réflecteur Comfort Clear, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97091 2
■ C7RDLWCL	Garniture 7 po, ronde encastrée, faisceau large, réflecteur spéculaire incolore, bordure blanche (mat)	★	6 62057 97092 9

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)

■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Découvrez la gamme complète de produits encastrés de classe spécifiée offerte avec la famille de produits en ligne DEL Calculite à lightolier.com





Produit	Description / caractéristiques		CUP
LyteCaster d'accentuation DEL 3 po Cadres			
■ L3AE1	Nouvelle construction (non-isolé), ELV/TRIAC, 120V	★	6 62057 99932 6
■ L3NZ10U	Nouvelle construction (non-isolé) gradation 0-10V, 120-277V	★	6 62057 99945 6
DEL			
■ L308827F	3 po accentuation, 800 lm, 2700K (IRC de 80), faisceau large (33°)	★	6 62057 99799 5
■ L308827NF	3 po accentuation, 800 lm, 2700K (IRC de 80), faisceau moyen (22°)	★	6 62057 99798 8
■ L308927NF	3 po accentuation, 800 lm, 2700K (IRC de 90), faisceau moyen (22°)	★	6 62057 99818 3
■ L308830S	3 po accentuation, 800 lm, 3000K (IRC de 80), faisceau étroit (17°)	★	6 62057 99800 8
■ L308835F	3 po accentuation, 800 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau large (33°)	★	6 62057 99813 8
■ L308835NF	3 po accentuation, 800 lm, 3500K (IRC de 80), faisceau moyen (22°)	★	6 62057 99812 1
Garnitures			
■ L3RAPA	Garniture accentuation 3 po, ronde / ouverture réduite ajustable, aluminium	★	6 62057 99786 5
■ L3RAPW	Garniture accentuation 3 po, ronde / ouverture réduite ajustable, blanc	★	6 62057 99785 8
■ L3RAD	Garniture accentuation 3 po, ronde / réglable, cône diffus avec bordure blanche	★	6 62057 99766 7
■ L3RABW	Garniture accentuation 3 po, ronde / déflecteur réglable, déflecteur blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99764 3
■ L3RGA	Garniture accentuation 3 po, ronde / encastré à cardan, aluminium	★	6 62057 99784 1
■ L3RGB	Garniture accentuation 3 po, ronde / encastré à cardan, noir	★	6 62057 99783 4
■ L3RLWC	Garniture accentuation 3 po, ronde / éclairage mural avec lentille, cône chrome avec bordure blanche	★	6 62057 99770 4
■ L3RLWD	Garniture accentuation 3 po, ronde / éclairage mural avec lentille, cône diffus avec bordure blanche	★	6 62057 99771 1
■ L3RLWW	Garniture accentuation 3 po, ronde / éclairage mural avec lentille, cône blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99772 8
■ L3RSA	Garniture accentuation 3 po, ronde / luminaire douche, aluminium	★	6 62057 99769 8
■ L3SADA	Garniture accentuation 3 po, carrée / réglable, cône diffus avec bordure aluminium	★	6 62057 99777 3
■ L3SAD	Garniture accentuation 3 po, carrée / réglable, cône diffus avec bordure blanche	★	6 62057 99776 6
■ L3SDDA	Garniture accentuation 3 po, carrée / éclairage direct, cône diffus avec bordure aluminium	★	6 62057 99774 2
■ L3SLWA	Garniture accentuation 3 po, carrée / éclairage mural avec lentille, aluminium	★	6 62057 99779 7
■ L3SLWW	Garniture accentuation 3 po, carrée / éclairage mural avec lentille, blanc	★	6 62057 99778 0
■ L3SSA	Garniture accentuation 3 po, carrée / luminaire douche, aluminium	★	6 62057 99781 0
■ L3SSW	Garniture accentuation 3 po, carrée / luminaire douche, blanc	★	6 62057 99780 3
Accessoires			
■ L3SD	Accessoire accentuation 3 po, pellicule douce diffusion 5°		1 90096 13525 7
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
LyteCaster DEL 4 po Garnitures			
● L4RDD	Garniture 4 po, ronde / éclairage direct, Clear diffus avec bordure blanche	★	6 62057 99370 6
● L4RDW	Garniture 4 po, ronde / éclairage direct, blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99371 3
■ L4SBW	Garniture 4 po, Square / éclairage direct à déflecteur, blanche avec bordure blanche	★	1 90096 03142 9
■ L4SDD	Garniture 4 po, carrée / éclairage direct, Clear Diffus avec bordure blanche	★	1 90096 03139 9
LyteCaster DEL 5 po Garnitures			
■ L5RBW	Garniture 5 po, ronde / éclairage direct, déflecteur blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99383 6
● L5RDD	Garniture 5 po, ronde / éclairage direct, Clear diffus avec bordure blanche	★	6 62057 99384 3
● L5RDW	Garniture 5 po, ronde / éclairage direct, blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99385 0
■ L5SBW	Garniture 5 po, carrée / éclairage direct à déflecteur, blanche avec bordure blanche	★	1 90096 03143 6
■ L5SDD	Garniture 5 po, carrée / éclairage direct, Clear Diffus avec bordure blanche	★	1 90096 03140 5
■ L5SDW	Garniture 5 po, carrée / éclairage direct, blanche avec bordure blanche	★	1 90096 03137 5
LyteCaster DEL 6 po Garnitures			
■ L6RBW	Garniture 6 po, ronde / éclairage direct, déflecteur blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99398 0
● L6RDD	Garniture 6 po, ronde / éclairage direct, Clear diffus avec bordure blanche	★	6 62057 99399 7
● L6RDW	Garniture 6 po, ronde / éclairage direct, blanc avec bordure blanche	★	6 62057 99400 0
■ L6SBW	Garniture 6 po, Square / éclairage direct à déflecteur, blanche avec bordure blanche	★	1 90096 03144 3
■ L6SDD	Garniture 6 po, carrée / éclairage direct, Clear Diffus avec bordure blanche	★	1 90096 03141 2
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			





Produit	Description / caractéristiques		CUP
LyteCaster traditionnel			
■ 2003RS	Rénovation 3,75 po non isolé	★	7 84197 17614 3
■ 2076WH	Garniture 3,75 po, déflecteur blanc lustré, bordure blanche lustrée	★	6 62057 20608 0
■ L3RPF	3,75 po, optique de remplacement, large	★	6 62057 99822 0
■ L3RPNF	3,75 po, optique de remplacement, moyen	★	6 62057 99821 3
■ L3RPS	3,75 po, optique de remplacement, étroit	★	6 62057 99820 6
■ L3AHB	3,75 po, porte-accessoire d'accentuation, noir	★	6 62057 99788 9
■ L3AHW	3,75 po, porte-accessoire d'accentuation, blanc	★	6 62057 99787 2
● 0089L	Plaque ronde pour nouvelle construction de 3 po (longue)	★	6 24563 16007 2
● 0089S	Plaque ronde pour nouvelle construction de 3 po (courte)	★	6 24563 10769 5
4 po			
● 0092L	Plaque ronde pour nouvelle construction de 4 po (longue)	★	6 24563 15997 7
● 0092S	Plaque ronde pour nouvelle construction de 4 po (courte)	★	6 24563 10770 1
5 po			
■ 1000IC	Cadre isolé 5 po	★	7 84197 11995 9
■ 1004ICNS	Cadre isolé Lytening 5 po avec clous intégrés	★	7 84197 48773 7
■ 1004SICR	Cadre isolé Lytening 5 po / non isolé peu profond	★	7 84197 19853 4
■ 1004ICXS	Cadre isolé Lytening 5 po (puissance élevée) avec vis intégrées	★	7 84197 21984 0
■ 1005WHS	Garniture 5 po, réflecteur avec déflecteur à rainures blanc	★	7 84197 51354 2
■ 1013WH	Garniture 5 po, cône blanc	★	7 84197 10130 5
● 1076CH	Garniture 5 po, réflecteur conique de base spéculaire chrome	★	6 62057 67212 0
● 1076WH	Garniture 5 po, déflecteur de base blanc	★	7 84197 10760 4
6,75 po			
■ 1100IC	Cadre isolé 6,75 po	★	7 84197 11023 9
■ 1104SIC	6,7Cadre isolé Lytening 5 po / non isolé peu profond	★	7 84197 19849 7
■ 1104SICR	Cadre isolé Lytening 6,75 po / non isolé peu profond	★	7 84197 19854 1
● 1105CL	Garniture 6,75 po, réflecteur conique en Alzak incolore	★	6 62057 67977 8
■ 1105WH	Garniture 6,75 po, réflecteur à rainures, blanc mat	★	7 84197 11070 3
■ 1113CD	Garniture 6,75 po, réflecteur cône, incolore diffus, bordure blanche	★	7 84197 35971 3
■ 1113WH	Garniture 6,75 po, réflecteur conique, blanc mat	★	7 84197 01113 0
● 1176WH	Garniture 6,75 po, réflecteur conique blanc	★	7 84197 00351 7
■ 1176WHSNEW	Garniture 6,75 po, réflecteur à rainures, déflecteur blanc, bordure blanche	★	7 84197 12036 8
Accessoires			
■ LAS56	Lytening Airseal avec joint d'étanchéité		7 84197 36723 7
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
LytePoints traditionnels			
■ 394CHX	Garniture 3,75 po, déflecteur ajustable MR16 blanc	★	6 24563 15413 2
4,25 po			
■ 502AICSX	Boîtier 4,25 po, cadre de montage PR20 isolé/AirSeal	★	6 24563 21722 6
■ 502X	Boîtier 4,25 po, cadre de montage V-Frame pour plafond non-isolé	★	6 24563 08840 6
■ 513WHX	Garniture 4,25 po, Residence PAR20 blanc	★	6 24563 08854 3
■ 516WHX	Garniture 4,25 po, Contour PAR20 blanc	★	6 24563 08855 0
■ 575WHX	Garniture 4,25 po, déflecteur à rainures réglable PAR 20 blanc	★	6 24563 08845 1
■ 594CHX	Garniture 4,25 po, cône réglable PAR20 en Alzak chrome	★	6 24563 11675 8
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Un éclairage polyvalent
qui suivra l'évolution
de vos espaces

Choisir parmi la sélection complète de solutions d'éclairage
sur rail et d'encastrés professionnel de Lightolier par Signify.
Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).


LIGHTOLIER							
Cliquer sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)							
Gamme de produit		Système de rail de base	BoldFlood	LightFlood	Alcyon vertical	Alcyon encastrés multiples	OmniSpot
Page de référence		p. 64	p. 67	p. 67	p. 66	p. 66	p. 67
Service de livraison rapide		● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
Budget / classe		Valeur / bon	Performance / meilleur		Spécification / optimal		
Garniture et fini	Finis	Aluminium* Blanc Noir*	Aluminium* Blanc Noir*	Aluminium* Blanc Noir*	Aluminium* Blanc Noir	Blanc Noir*	Aluminium* Blanc Noir
	Optique		Intégrée	Intégrée	Modulaire	Modulaire	Modulaire
	Très étroit				✓	✓	✓
	Étroit			✓	✓	✓	✓
	Moyen			✓	✓	✓	✓
	Large		✓	✓	✓	✓	✓
Spécifications et performance	Faisceau		95° W x 90° L	100°	10° to 36° (4 faisceaux)	10° to 36° (4 faisceaux)	11° to 36° (4 faisceaux)
	Lumens		2000 4000	2000 4000*	600, 1000, 2000, 3000	600, 1300, 2000	600, 1000, 2000
	Puissance (W)		23-41W	23W	10-34W	10-34W	6-25W
	Efficacité (lm/W)		jusqu'à 100	jusqu'à 100	jusqu'à 93	jusqu'à 60	jusqu'à 108
	TCP (K)		2700K* 3000K 3500K 4000K*	2700K* 3000K 4000K*	2700K* 3000K 3500K* 4000K*	2700K* 3000K 4000K*	2700K* 3000K 3500K* 4000K*
	IRC		90	80	80 / 90	80	80 / 90
	CrispBlanc			■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆
	ILCF		jusqu'à 1808 cd	jusqu'à 900 cd	jusqu'à 46000 cd	jusqu'à 14400 cd	jusqu'à 30000 cd
Accessoires	Gradation		ELV	ELV / TRIAC	ELV	0-10V	ELV
	Adaptateurs	Lightolier Halo* Juno*	Lightolier Halo* Juno*	Lightolier Halo* Juno* GES* GTEK* HTEK*	Lightolier Halo* Juno* Prospec*	-	Lightolier Juno Halo* Capri* GTEK* Prospec*
	Porte-accessoires				✓	✓	✓
	Filtres et pellicules de diffusion				✓	✓	✓
	Filtres de couleurs						
Homologations et certifications	Paralumes à cellules hexag.		✓		✓	✓	✓
	cULus listed	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Energy Star		✓		✓	✓	✓
	Durée de vie (L70)		jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 50 000 heures
Garantie			Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .				

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)
✓ Caractéristique de série * ◆ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique




Système de rail de base (60)

Produit	Description / caractéristiques		CUP
Système de rail de base			
■ 6002DWH	Gén. 2, rail individuel 2 pi avec extrémité sans alimentation, blanc	★	1 90096 19174 1
■ 6002DBK	Gén. 2, rail individuel 2 pi avec extrémité sans alimentation, noir	★	1 90096 19175 8
■ 6002DAL	Gén. 2, rail individuel 2 pi avec extrémité sans alimentation, aluminium	★	1 90096 19176 5
■ 6004DWH	Gén. 2, rail individuel 4 pi avec extrémité sans alimentation, blanc	★	1 90096 19177 2
■ 6004DBK	Gén. 2, rail individuel 4 pi avec extrémité sans alimentation, noir	★	1 90096 19178 9
■ 6004DAL	Gén. 2, rail individuel 4 pi avec extrémité sans alimentation, aluminium	★	1 90096 19179 6
■ 6008DWH	Gén. 2, rail individuel 8 pi avec extrémité sans alimentation, blanc	★	1 90096 19180 2
■ 6008DBK	Gén. 2, rail individuel 8 pi avec extrémité sans alimentation, noir	★	1 90096 19181 9
■ 6008DAL	Gén. 2, rail individuel 8 pi avec extrémité sans alimentation, aluminium	★	1 90096 19182 6
Système de rail de base LyteSpan			
■ 6000NBK	Rail individuel 2 pi avec connecteur avec alimentation, noir	★	7 84197 59418 3
■ 6000NWH	Rail individuel 2 pi avec connecteur avec alimentation, blanc	★	7 84197 59419 0
■ 6002NAL	Rail individuel 8 pi avec connecteur avec alimentation, aluminium	★	7 84197 53980 1
■ 6003NBK	Rail de raccord 8 pi avec mini raccord, noir	★	7 84197 59424 4
■ 6004NAL	Rail régulier 4 pi avec extrémité sans alimentation, aluminium	★	7 84197 53977 1
■ 6008NAL	Rail régulier 8 pi avec extrémité sans alimentation, aluminium	★	7 84197 53973 3
Connecteurs de base			
■ 6046NBK	Connecteur de rallonge d'alimentation de base, noir	★	7 84197 59454 1
■ 6046NWH	Connecteur de rallonge d'alimentation de base, blanc	★	7 84197 59455 8
■ 6048NAL	Alimentation à l'extrémité de base, aluminium	★	7 84197 53975 7
● 6048NBK	Alimentation à l'extrémité de base, noir	★	7 84197 59458 9
● 6048NWH	Alimentation à l'extrémité de base, blanc	★	7 84197 59459 6
■ 6049NAL	Mini raccord de base, aluminium	★	7 84197 53947 4
● 6049NBK	Mini raccord de base, noir	★	7 84197 59456 5
● 6049NWH	Mini raccord de base, blanc	★	7 84197 59457 2
■ 6050NBK	Connecteur en «L» de base, noir	★	7 84197 59446 6
● 6050NWH	Connecteur en «L» de base, blanc		7 84197 59447 3
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Connecteur en «T»



Connecteur en «X»



Connecteur en ligne



Plafonnier aliment. à l'extrémité



Plafonnier aliment. chevauchant

Produit	Description / caractéristiques		CUP
Système de rail de base LyteSpan		Connecteurs de base (suite)	
■ 6051NBK	Connecteur en «T» de base, noir	★	7 84197 59448 0
■ 6051NWH	Connecteur en «T» de base, blanc	★	7 84197 59449 7
■ 6052NBK	Connecteur en «X» de base, noir	★	7 84197 59450 3
■ 6054NBK	Connecteur en ligne de base, noir	★	7 84197 59432 9
■ 6054NWH	Connecteur en ligne de base, blanc	★	7 84197 59435 0
■ 6099BK	PowerTrip de base, plafonnier avec alimentation, noir	★	7 84197 46993 1
■ 6099WH	PowerTrip de base, plafonnier avec alimentation, blanc	★	7 84197 46992 4
Accessoires de projecteurs sur rail LyteSpan			
■ 6060BK	Trousse de plafonnier noir alimentation à l'extrémité noire		7 84197 60601 5
■ 6060NAL	Trousse de plafonnier noir alimentation à l'extrémité aluminium		7 84197 59474 9
■ 6060WH	Trousse de plafonnier noir alimentation à l'extrémité blanc		7 84197 60600 8
■ 6061BK	Trousse de plafonnier flottant noire		7 84197 60611 4
■ 6063BK	Ensemble d'alimentation plafonnier chevauchant noir		7 84197 60631 2
■ 6063WH	Ensemble d'alimentation plafonnier chevauchant blanc		7 84197 60630 5
■ 6074WH	Tige de rallonge 18 po blanche		7 84197 60740 1
■ 6087	Panneau d'extrémité en retrait et agrafes pour profilés en T (9 attaches/boîte)		7 84197 02006 4
■ 6089	Panneau d'extrémité en retrait et agrafes pour profilés en T à fentes (9 attaches/boîte)		7 84197 60890 3
■ 7584	Trousse de montage sur tige 18 po pour rails de base et Advent blanc		7 84197 27426 9
■ 7586	Trousse de montage sur tige 48 po pour rails de base et Advent blanc		7 84197 27432 0
■ 7681	Trousse de montage sur tige 18 po pour rails de base et Advent noir		7 84197 27711 6
■ 7589BK	Raccord d'attache de rail, noir mat		7 84197 75890 5
■ 7596	Adaptateur de goulotte /en saillie pour rail de base		7 84197 27462 7
■ 7599	Adaptateur de suspension de rail, blanc		7 84197 00230 5
Disjoncteur enfichable PowerTrip			
■ PLD120BK	120W (1,0A), noir		7 84197 53136 2
■ PLD120WH	120W (1,0A), blanc		7 84197 53137 9
■ PLD360BK	360W (3,0A), noir		7 84197 53152 2
■ PLD600BK	600W (5,0A), noir		7 84197 53157 7
■ PLD600WH	600W (5,0A), blanc		7 84197 53158 4
■ PLD900BK	900W (7,5A), noir		1 90096 13592 9
■ PLD900WH	900W (7,5A), blanc		1 90096 13593 6
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Agrafes



Adaptateur de goulotte



Disjoncteur enfichable PowerTrip



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Cylindres DEL moyens verticaux Alcyon			
■ LLAV1130BK	1300 lm, 3 000K (IRC de 80), noir	★	6 62057 54204 1
■ LLAV1130WH	1300 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc	★	6 62057 54203 4
■ LLAV2030BK	2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), noir	★	6 62057 94974 1
■ LLAV2030WH	2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc	★	6 62057 94973 4
■ LLAV20930WHCW	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, blanc	★	6 62057 94982 6
Accessoires			
■ LLAV11AHAL	Porte-accessoire, aluminium		6 62057 89826 1
■ LLAV11AHWH	Porte-accessoire, blanc		6 62057 89824 7
■ LLAV11FR	Pellicule de diffusion, givrée nervurée		6 62057 89858 2
■ LLAV11LS	Pellicule de diffusion, faisceau linéaire		6 62057 89852 0
■ LLAV11SF	Pellicule de diffusion, Soft Focus		6 62057 89856 8
■ LLAV11SY	Pellicule de diffusion, faisceau symétrique		6 62057 89854 4
■ LLAV11RNS	Réflecteur, très étroit (11°)		6 62057 89679 3
Cylindres DEL larges verticaux Alcyon			
■ LLAV3030BK	3 000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, blanc	★	1 90096 01950 2
Accessoires			
■ LLAV12RF	Réflecteur, large (36°)		6 62057 89677 9
■ LLAV12RNS	Réflecteur, très étroit (11°)		6 62057 89678 6
■ LLAV12RS	Réflecteur, étroit (17°)		6 62057 89675 5
Encastrés multiples DEL Alcyon			
Cadre et luminaire à 1 projecteur			
■ LLAVRM11H1120	Cadre, 1 projecteur, 120V	★	6 62057 91343 8
Cadre et luminaire à 2 projecteurs			
■ LLAVRM11H2120	Cadre, 2 projecteurs, 120V	★	6 62057 91345 2
■ LLAVRM12H2120	Cadre, 2 projecteurs (2 000 lm), 120V	★	6 62057 91356 8
■ LLAVRM11H2277	Cadre, 2 projecteurs, 277V	★	6 62057 91347 6
■ LLAVRMWH1130H2	Luminaire, 2 projecteurs, 1300 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc	★	6 62057 91294 3
Cadre et luminaire à 3 projecteurs			
■ LLAVRM11H3120	Cadre, 3 projecteurs, 120V	★	6 62057 91349 0
■ LLAVRM12H3120	Cadre, 3 projecteurs (2 000 lm), 120V	★	6 62057 91358 2
■ LLAVRM11H3277	Cadre, 3 projecteurs, 277V	★	6 62057 91350 6
■ LLAVRMWH1130H3	Luminaire, 3 projecteurs, 1300 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc	★	6 62057 91296 7
Cadre et luminaire à 4 projecteurs			
■ LLAVRM12H4120	Cadre, 4 projecteurs (2 000 lm), 120V	★	6 62057 91360 5
■ LLAVRM11H4277	Cadre, 4 projecteurs, 277V	★	6 62057 91353 7

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)




Produit	Description / caractéristiques		CUP
BoldFlood DEL			
■ LWW20930WH	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90), blanc (mat)	★	1 90096 13639 1
■ LWW20935WH	2 000 lm, 3 500K (IRC de 90), blanc (mat)	★	1 90096 13640 7
■ LWW40930WH	4 000 lm, 3 000K (IRC de 90), blanc (mat)	★	1 90096 13641 4
■ LWW40935WH	4 000 lm, 3 500K (IRC de 90), blanc (mat)	★	1 90096 13642 1
LightFlood DEL			
■ LLF230AL	2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), aluminium	★	6 62057 75883 1
Projecteurs sur rail DEL OmniSpot (06/10)			
Projecteur sur rail avec adaptateur Lightolier			
■ LC06830BKTE	600 lm, 3 000K (IRC de 80), noir mat, gradation ELV	★	1 90096 03678 3
■ LC06830WTE	600 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc mat, gradation ELV	★	1 90096 03762 9
■ LC10830BKTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 80), noir mat, gradation ELV	★	1 90096 03679 0
■ LC10930WTECW	1000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, blanc mat, gradation ELV	★	1 90096 03763 6
■ LC10930BKTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 90), noir mat, gradation ELV	★	1 90096 03166 5
■ LC10930WTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 90), blanc mat, gradation ELV	★	1 90096 03165 8
Projecteur sur rail avec adaptateur Juno			
■ LCJ10830BKTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 80), noir mat	★	1 90906 02098 8
■ LCJ10830WTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc mat	★	1 90906 02097 1
■ LCJ10930BKTECW	1000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, noir mat	★	1 90906 02112 1
■ LCJ10930WTECW	1000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, blanc mat	★	1 90906 02111 4
■ LCJ10930BKTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 90), noir mat	★	1 90096 03379 9
■ LCJ10930WTE	1000 lm, 3 000K (IRC de 90), blanc mat	★	1 90096 03378 2
Accessoires			
■ LC10AHBK	Porte-accessoire, noir mat		1 90096 02886 3
■ LC10FR	Pellicule de diffusion, givrée nervurée		1 90096 02901 3
■ LC10LS	Pellicule de diffusion, faisceau linéaire		1 90096 02902 0
■ LC10SY	Pellicule de diffusion, faisceau symétrique		1 90096 02899 3
■ LC10SNBK	Coupe-flux, noir mat		1 90096 01474 3
■ LC10SNWH	Coupe-flux, blanc mat		1 90096 01473 6
■ LLMRF	Réflecteur, large (36°)		1 90096 02884 9
■ LLMRNS	Réflecteur, très étroit (11°/12°)		1 90096 02881 8
■ LLMRS	Réflecteur, étroit (18°)		1 90096 02882 5

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)





Produit	Description / caractéristiques		CUP
Projecteurs sur rail DEL OmniSpot (20)			
Projecteur sur rail avec adaptateur Lightolier			
■ LC20830BKTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), noir mat, gradation ELV	★	6 62057 97052 3
■ LC20930BKTECW	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, noir mat, gradation ELV	★	1 90096 04111 4
■ LC20930WTECW	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, blanc mat, gradation ELV	★	1 90096 03764 3
■ LC20930BKTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90), noir mat, gradation ELV	★	1 90096 03189 4
■ LC20930WTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90), blanc mat, gradation ELV	★	1 90096 02815 3
Projecteur sur rail avec adaptateur Juno			
■ LCJ20830BKTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), noir mat	★	1 90906 02118 3
■ LCJ20830WTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 80), blanc mat	★	1 90906 02117 6
■ LCJ20930BKTECW	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, noir mat	★	1 90906 02130 5
■ LCJ20930WTECW	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, blanc mat	★	1 90906 02129 9
■ LCJ20930BKTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90), noir mat	★	1 90096 03384 3
■ LCJ20930WTE	2 000 lm, 3 000K (IRC de 90), blanc mat	★	1 90096 03383 6
Accessoires			
■ LC20AHBK	Porte-accessoire, noir mat		1 90096 02889 4
■ LC20AHWH	Porte-accessoire, blanc mat		1 90096 02888 7
■ LC20FR	Pellicule de diffusion, givrée nervurée		1 90096 02905 1
■ LC20LS	Pellicule de diffusion, faisceau linéaire		1 90096 02906 8
■ LC20SF	Pellicule de diffusion, Soft Focus		1 90096 02904 4
■ LC20SY	Pellicule de diffusion, faisceau symétrique		1 90096 02903 7
■ LC20SNBK	Coupe-flux, noir mat		1 90096 01477 4
■ LC20SNWH	Coupe-flux, blanc mat		1 90096 01476 7
Encastrés multiples DEL OmniSpot			
Cadre et luminaire à 2 projecteurs			
■ LCRM10H2	Cadre, 2 projecteurs (cylindres de 2 po)	★	1 90096 07211 8
■ LCRM10830H2WHZ10U	Luminaire, 2 projecteurs (cylindres de 2 po), 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), bordure, gradation 0-10V en baisse à 1%, 120/277V	★	1 90096 07388 7
■ LCRM10930CWH2WHZ10U	Luminaire, 2 projecteurs (cylindres de 2 po), 1000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, bordure, gradation 0-10V en baisse à 1%, 120/277V	★	1 90096 07441 9
Cadre et luminaire à 3 projecteurs			
■ LCRM10H3	Cadre, 3 projecteurs (cylindres de 2 po)	★	1 90096 07212 5
■ LCRM10830H3WHZ10U	Luminaire, 3 projecteurs (cylindres de 2 po), 1000 lm, 3 000K (IRC de 80), bordure, gradation 0-10V en baisse à 1%, 120/277V	★	1 90096 07389 4
■ LCRM10930CWH3WHZ10U	Luminaire, 3 projecteurs (cylindres de 2 po), 1000 lm, 3 000K (IRC de 90) Crisp White, bordure, gradation 0-10V en baisse à 1%, 120/277V	★	1 90096 07442 6
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Projecteurs sur rail traditionnels			
Projecteur sur rail de base			
● 6320WH	Projecteur sur rail Lytespot universel de base blanc	★	6 24563 01997 4
Anneau PAR			
● 6278WH	50W PAR20 blanc	★	7 84197 62780 5
● 6282WH	75W PAR30S blanc	★	6 24563 06025 9
■ 6284	250W PAR38 Max blanc	★	7 84197 76284 1
● 9030NBK	PAR30 noir	★	6 62057 90590 7
● 9030NWH	PAR30 blanc	★	6 62057 90591 4
● 9038NBK	PAR38 noir	★	6 62057 90593 8
● 9038NWH	PAR38 blanc	★	6 62057 90594 5
● 55215WH	PAR38 de 250W blanc	★	6 24563 06024 2
● 55241WH	PAR30S de 75W changement de lampe par l'avant blanc	★	6 24563 03005 4
● 55242WH	PAR38 de 250W changement de lampe par l'avant blanc	★	6 24563 03007 8
Accessoires de projecteurs sur rail LyteSpan			
■ AL2HC	Paralume à cellules hexagonales 2 po		7 84197 11611 8
■ AL25HC	Paralume à cellules hexagonales 2,5 po		7 84197 16269 6
■ AL3HC	Paralume à cellules hexagonales 3,75 po		7 84197 16293 1
■ AL4HC	Paralume à cellules hexagonales 6 po et 7 po pour projecteur sur rail réglable		7 84197 11606 4
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			






Garage et marquise DEL à double sélection | p. 75

Éclairage commercial extérieur

Éclairage d’usage général pour l’extérieur

Ces marques offrent des solutions d’éclairage extérieur convivial pour l’entrepreneur les aidant à rentabiliser leur temps et leur budget. Ces luminaires facilement accessibles et fiables conviennent à une gamme d’applications commerciales.



LWL Applique murale DEL



SlimFlood à double sélection

Éclairage de sites et grandes surfaces Garage et marquise 72

Guide de sélection DEL rapide	73
EcoForm petit.	74
Éclairage de grandes surfaces gén. 2	
à puissance (W) sélectionnable	75
En bout de fût à puissance (W) sélectionnable	75
Garage et marquise à double sélection.	75

Projecteurs et appliques murales 76

Guide de sélection DEL rapide	77
SlimFlood à double sélection	78
LWL Applique murale DEL	78
SWL Applique murale DEL carrée	78
Grande applique murale DEL	78
Applique murale à double sélection	78
Applique murale mince réglable sélectionnable	78
Applique murale DEL LytePro	78

Application spéciale 80

RoughLyte DEL	80
-------------------------	----

Éclairage paysager 81

FlexScape BL9 DEL	81
FlexScape IL9 DEL	81
FlexScape MUL4 DEL	81
Transformateur à basse tension FlexScape	81
BL5016 micro accentuation	81

Éclairage de sites
et grandes surfaces

Garage et marquise



Éclairer les
stationnements
et les marquises

Choisir parmi la sélection complète de produits
d'éclairage extérieur commercial de Keene par Signify.
Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

GARDCO		KEENE		
Cliquer sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)				
	Gardco EcoForm petit	Éclairage de grandes surfaces gén. 2 à puissance (W) sélectionnable	En bout de fût à puissance (W) sélectionnable	Garage et marquise DEL à double sélection
	p. 74	p. 75	p. 75	p. 75
	■	●	●	●
Gamme de produit	Performance / meilleur	Valeur / bon	Valeur / bon	Valeur / bon
Page de référence	Noir / Bronze / Medium Gris	Bronze	Noir	Bronze
Service de livraison rapide				
Budget / classe				
Fin / Spécifications et performance	Finis	Noir / Bronze / Medium Gris	Bronze	Noir
	Puissance (W)	106W / 159W / 206W	Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) 46-71W / 96-142W	Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) 20-53W
	Plage de sortie des lumens	13 388-27 526	7 609-22 590	2 047-6 308
	Efficacité	jusqu'à 136	jusqu'à 172	jusqu'à 129
	Distribution	Type 3, 4, 5	Type 3, 4	Type 3, 5
	Température de couleur	4 000K	4 000K	3 000K / 4 000K
	IRC	70	70	70
	Tension	120-277V	120-277V / 347-480V	120-347V
	Indice IP	IP65	IP65	IP65
Homologations et certifications	Homologué DLC	Premium	Premium	Standard
	Homologué cULus	✓	✓	✓
	Durée de vie (L70)	jusqu'à 100 000 heures	jusqu'à 100 000 heures	jusqu'à 54 000 heures
	Garantie	Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .		

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)
✓ Caractéristique de série * ◆ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique



Produit	Description / caractéristiques		CUP
EcoForm petit			
106W, 32 DEL			
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BK	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18811 6
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BZ	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01806 2
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-MGY	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01807 9
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BK	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18812 3
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BZ	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01808 6
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-MGY	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01809 3
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BK	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18784 3
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BZ	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01810 9
■ RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	106W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01811 6
159W, 48 DEL			
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BK	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18783 6
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BZ	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01812 3
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-MGY	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01813 0
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BK	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18440 8
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BZ	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01814 7
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-MGY	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01815 4
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BK	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18458 3
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BZ	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01816 1
■ RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	159W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01817 8
206W, 64 DEL			
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BK	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18377 7
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BZ	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01818 5
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-MGY	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01819 2
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BK	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18378 4
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BZ	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01820 8
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-MGY	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01821 5
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BK	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, noir	PREMIUM	1 90096 18550 4
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BZ	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, bronze	PREMIUM	1 90096 01822 2
■ RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	206W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 5, 120-277V, gris moyen	PREMIUM	1 90096 01823 9
Déflecteur côté maison interne			
■ HIS-32-H	Déflecteur côté maison interne (orientation de série de l'optique) pour 32 DEL (2 modules)		1 90096 15919 4
■ HIS-48-H	Déflecteur côté maison interne (orientation de série de l'optique) pour 48 DEL (2 modules)		1 90096 15920 0
■ HIS-64-H	Déflecteur côté maison interne (orientation de série de l'optique) pour 64 DEL (2 modules)		1 90096 15921 7
Trousse de conversion de montage sur bras			
■ RS-ECF-RAM-G2-BK	Trousse de conversion de montage sur bras, noir		1 90096 19133 8
■ RS-ECF-RAM-G2-BZ	Trousse de conversion de montage sur bras, bronze		1 90096 19132 1
■ RS-ECF-RAM-G2-DGY	Trousse de conversion de montage sur bras, gris foncé		1 90096 15908 8
■ RS-ECF-RAM-G2-MGY	Trousse de conversion de montage sur bras, gris moyen		1 90096 15509 5

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Éclairage de grandes surfaces gén. 2 à puissance (W) sélectionnable			
Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) 46 à 71W			
● AL70-NW-G2-AR-3-8-FAWS-BZ	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 120-277V	S-ZLIVG8	1 90096 18055 4
● AL70-NW-G2-AR-3-6-FAWS-BZ	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 347-480V	PLZABAB9NBX7	1 90096 18057 8
● AL70-NW-G2-AR-4-8-FAWS-BZ	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 120-277V	S-RGNVW4	1 90096 18059 2
● AL70-NW-G2-AR-4-6-FAWS-BZ	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 347-480V	PL06LZUHINA	1 90096 18061 5
96-142W Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS)			
● AL150-NW-G2-AR-3-8-FAWS-BZ	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 120-277V	S-6BUKAR	1 90096 18056 1
● AL150-NW-G2-AR-3-6-FAWS-BZ	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 347-480V	PL50UWJ3RWN	1 90096 18058 5
● AL150-NW-G2-AR-4-8-FAWS-BZ	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 120-277V	S-26RBEY	1 90096 18060 8
● AL150-NW-G2-AR-4-6-FAWS-BZ	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 347-480V	PL38DXHUB7V	1 90096 18062 2
Accessoire			
● AL-SF-G2-BZ	Accessoire de montage raccord lisse pour éclairage de grande surface		1 90096 18063 9
● AL-RP-G2-BZ	Accessoire de montage raccord lisse pour éclairage de grande surface		1 90096 18200 8
En bout de fût à puissance (W) sélectionnable			
20-53W Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS)			
● PT50-WW-G1-T2-3-HV3-FAWS-TLRPC-BK	3 000K, type 3, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation avec fiche de mise en court-circuit	PL93CHJ24MU	7 83352 02606 4
● PT50-WW-G1-T2-5-HV3-FAWS-TLRPC-BK	3 000K, type 5, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation avec fiche de mise en court-circuit	PL3KYCJH4R02	7 83352 02607 1
● PT50-NW-G1-T2-3-HV3-FAWS-TLRPC-BK	4 000K, type 3, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation avec fiche de mise en court-circuit	PL15T6Z3FC0E	7 83352 02608 8
● PT50-NW-G1-T2-5-HV3-FAWS-TLRPC-BK	4 000K, type 5, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation avec fiche de mise en court-circuit	PL0ASEYVWBL1	7 83352 02609 5
Garage et marquise DEL à double sélection			
Sélecteur de puissance réglable sur le site et sélecteur de TCP (FAWS)			
● GC60-SCT-G2-SM-5-10-BZ	Garage et marquise, carré à puissance (W) et TCP sélectionnables, 28-40-60W / 3 000K, 4 000K, 5 000K	PLVXWEOIGDCS	1 90096 13131 0
● GC90-SCT-G2-SM-5-10-BZ	Garage et marquise, carré à puissance (W) et TCP sélectionnables, 70-80-90W / 3 000K, 4 000K, 5 000K	PLWNEI9VD4T5	1 90096 13132 7
● GCR60-SCT-G1-SM-5-10-BZ	Garage et marquise, rond à puissance (W) et TCP sélectionnables, 28-40-60W / 3 000K, 4 000K, 5 000K	PL29WAS5ASGM	1 90096 18195 7
● GCR90-SCT-G1-SM-5-10-BZ	Garage et marquise, rond à puissance (W) et TCP sélectionnables, 70-80-90W / 3 000K, 4 000K, 5 000K	PLF5EQA93NGG	1 90096 18196 4
Accessoire			
● GC60/90-MH10	Garage et marquise contrôleur à double sélection		1 90096 13159 6
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			

Créer des espaces extérieurs
sécuritaires et fonctionnels

Choisir parmi la sélection complète de produits
d'éclairage extérieur commercial de Keene par Signify.
Pour en connaître davantage, visiter [signify.com/quickship](https://www.signify.com/quickship).

Projecteurs et appliques murales
Guide de sélection DEL rapide

KEENE										
Cliquer sur les images pour voir le catalogue électronique (brochures, bulletins, fiches techniques, fichiers IES détaillés, etc.)										
		SlimFlood à double sélection	LWL Applique murale DEL	SWL Applique murale DEL carrée	Grande applique murale DEL	Applique murale à double sélection	Applique murale mince réglable sélectionnable	LytePro 7 Applique murale DEL (petit)	LytePro 16 Applique murale DEL (moyen)	LytePro 32 Applique murale DEL (large)
		p. 78	p. 78	p. 78	p. 78	p. 78	p. 78	p. 78	p. 78	p. 78
		●	●	●	●	●	●	● ■	● ■	● ■
Gamme de produit		Valeur / bon						Performance / meilleur		
Page de référence										
Service de livraison rapide										
Budget / classe										
Fin / spécifications et performance	Finis	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Brun Gris	Bronze, gris foncé Blanc*		
	Puissance (W)	Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) 15W 15-25-35W 15-35-60W 60-80-100W 100-120-150W 120-150-205W 205-255-300W	12W	13W	20W	Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) 28-60, 70-100W	Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) 15-20-25W 45-60-75W	10W	30W	70W
	Lumens (lm)	2 175-43 500	1 104	1 178	2 277	3 860-12 800	1 800-9 000	1 050	2 065-4 629	6 472-9 637
	Efficacité (lm/W)	jusqu'à 145	jusqu'à 90	jusqu'à 93	jusqu'à 120	jusqu'à 145	jusqu'à 120	jusqu'à 108	jusqu'à 104	jusqu'à 114
	Distribution	-	-	-	Type 4	-	-	Type 2	Type 3, 4	Type 3, 4
	Température de couleur	Sélectionnable 3 000K 4 000K 5 000K	3 000K	3 000K	4 000K	Sélectionnable 3 000 4 000 5 000K	Sélectionnable 3 000 4 000 5 000K	3 000K 4 000K	3 000K 4 000K	3 000K 4 000K
	IRC	70	80	80	70	70	70	70	70	70
	Tension	120-347V	120V	120V	120-277V 347V	120-347V	120-347V	120-277V	120-277V 347-480V	120-277V 347-480V
Technologie / certification	Cellule photo-électrique	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Indice IP	IP65			IP65/IP66	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
	Homologué DLC	Premium			Standard	Standard	Premium	Standard	Standard	Standard
	Homologué cULus		✓	✓	✓	✓				
	Homologué cETLus	✓					✓	✓	✓	✓
	Durée de vie (L70)	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 48 000 heures	jusqu'à 48 000 heures	jusqu'à 102 000 heures	jusqu'à 54 000 heures	jusqu'à 50 000 heures	jusqu'à 60 000 heures	jusqu'à 54 000 heures	jusqu'à 54 000 heures
Garantie		Garantie limitée de 5 ans du fabricant. Pour tous les détails, veuillez visiter www.signify.com/warranties .								
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)										
✓ Caractéristique de série * ♦ Prêt pour spécification / options supplémentaires offertes, pour tous les détails se reporter à la fiche technique										



Produit	Description / caractéristiques		CUP
SlimFlood à double sélection			
 SF15-SCT-K-G2-10-BZ	15W, 3000K / 4000K / -5000K, 120-347V, montage sur rotule	S-XDAS9R	1 90096 19600 5
 SF15-SCT-Y-G2-10-BZ	15W, 3000K / 4000K / -5000K, 120-347, montage sur étrier	S-XDAS9R	1 90096 19601 2
 SF35-SCT-K-G2-10-PCB-BZ	15-25-35W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur rotule, cellule photoélectrique	S-ITZ86U	1 90096 19602 9
 SF35-SCT-Y-G2-10-PCB-BZ	15-25-35W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur étrier, cellule photoélectrique	S-ITZ86U	1 90096 19603 6
 SF60-SCT-K-G2-10-PCB-BZ	15-35-60W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur rotule, cellule photoélectrique	S-746YXP	1 90096 19604 3
 SF60-SCT-Y-G2-10-PCB-BZ	15-35-60W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur étrier, cellule photoélectrique	S-746YXP	1 90096 19605 0
 SF100-SCT-S-G2-10-PCB-BZ	60-80-100W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur raccord lisse, cellule photoélectrique	S-RENDJO	1 90096 19606 7
 SF100-SCT-T-G2-10-PCB-BZ	60-80-100W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur tourillon, cellule photoélectrique	S-RENDJO	1 90096 19607 4
 SF150-SCT-S-G2-10-PCB-BZ	100-120-150W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur raccord lisse, cellule photoélectrique	S-M8YAEV	1 90096 19608 1
 SF150-SCT-T-G2-10-PCB-BZ	100-120-150W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur tourillon, cellule photoélectrique	S-M8YAEV	1 90096 19609 8
 SF205-SCT-S-G2-10-BZ	120-150-205W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur raccord lisse	S-DT894A	1 90096 19610 4
 SF205-SCT-T-G2-10-BZ	120-150-205W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur tourillon	S-DT894A	1 90096 19611 1
 SF300-SCT-S-G2-10-BZ	205-255-300W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur raccord lisse	S-F10Y78	1 90096 19612 8
 SF300-SCT-T-G2-10-BZ	205-255-300W, 3000K / 4000K / 5000K, 120-347V, montage sur tourillon	S-F10Y78	1 90096 19613 5
Accessoires			
 SF205-300-PCB	120-150-205-255-300W, cellule photoélectrique		1 90096 1914 2
LWL Applique murale DEL			
 LWL-WW-G2-PCB-1-BZ	12W, 3000K (IRC de 80), 120V, bronze, cellule photoélectrique à bouton installée		7 83352 02576 0
SWL Applique murale DEL carrée			
 SWL-WW-G1-PCB-1-BZ	13W, 3000K (IRC de 80), 120V, bronze, cellule photoélectrique à bouton installée		7 83352 02577 7
Grande applique murale DEL			
 TW20-NW-G1-8-BZ	20W, 4000K (IRC de 70), 120-277V, bronze	STANDARD	7 83352 02405 3
 TW20-NW-G1-PCB-1-BZ	20W, 4000K (IRC de 70), 120, bronze, cellule photoélectrique à bouton installée	STANDARD	6 24563 34013 9
Applique murale à double sélection			
 WP60-SCT-G2-10-BZ	70W/80W/90W/100W à double sélection 3000K, 4000K, 5000K, IRC de 70, 120-347V	PLS3A95FM210	1 90096 13133 4
 WP100-SCT-G2-10-BZ	28W/40W/60W à double sélection 3000K, 4000K, 5000K, IRC de 70, 120-347V	PLDEKKDYR83Y	1 90096 13134 1
Applique murale mince réglable sélectionnable			
 ASW25-SCT-G1-10-BW	15W/20W/25W à double sélection 3000K, 4000K, 5000K, IRC de 70, 120-347V	S-L10Z13	1 90096 18205 3
 ASW75-SCT-G1-10-BW	45W/60W/75W à double sélection 3000K, 4000K, 5000K, IRC de 70, 120-347V	S-W278UM	1 90096 18206 0
Applique murale DEL LytePro			
Petite applique murale 7 DEL , 10W			
 LPW7-G3-8-BZ	Petite applique murale 7 DEL, 10W, 4000K (IRC de 70), type 2, 120-277V, bronze	STANDARD	6 22252 81385 8
 LPW7-G3-8-DGY	Petite applique murale 7 DEL, 10W, 4000K (IRC de 70), type 2, 120-277V, gris foncé	STANDARD	6 22252 81384 1
 LPW7-10-NW-G3-2-UNV-BK	Petite applique murale 7 DEL, 10W, 4000K (IRC de 70), type 2, 120-277V, noir	STANDARD	1 90096 11725 3
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques		CUP
Applique murale moyenne 16 DEL , 30W			
 LPW16-G3-8-BZ	Applique murale moyenne 16 DEL, 30W, 4000K (IRC de 70), type 3, 120-277V, bronze	STANDARD	6 22252 81387 2
 LPW16-G3-8-DGY	Applique murale moyenne 16 DEL, 30W, 4000K (IRC de 70), type 3, 120-277V, Dark Gray	STANDARD	6 22252 81386 5
 LPW16-30-NW-G3-3-UNV-BK	Applique murale moyenne 16 DEL, 30W, 4000K (IRC de 70), type 3, 120-277V, noir	STANDARD	1 90096 11838 0
 LPW16-30-NW-G3-3-HVU-BK	Applique murale moyenne 16 DEL, 30W, 4000K (IRC de 70), type 3, 347-480V, noir	STANDARD	
 LPW16-30-NW-G3-3-HVU-BZ	Applique murale moyenne 16 DEL, 30W, 4000K (IRC de 70), type 3, 347-480V, bronze	STANDARD	
 LPW16-30-NW-G3-3-HVU-DGY	Applique murale moyenne 16 DEL, 30W, 4000K (IRC de 70), type 3, 347-480V, gris foncé	STANDARD	1 90096 11841 0
Grande applique murale 32 DEL , 70W			
 LPW32-G3-8-BZ	Grande applique murale 32 DEL, 70W, 4000K (IRC de 70), type 3, 120-277V, bronze	STANDARD	6 22252 81389 6
 LPW32-G3-8-DGY	Grande applique murale 32 DEL, 70W, 4000K (IRC de 70), type 3, 120-277V, gris foncé	STANDARD	6 22252 81388 9
 LPW32-70-NW-G3-3-UNV-BK	Grande applique murale 32 DEL, 70W, 4000K (IRC de 70), type 3, 120-277V, noir	STANDARD	1 90096 11878 6
 LPW32-70-NW-G3-3-HVU-BK	Grande applique murale 32 DEL, 70W, 4000K (IRC de 70), type 3, 347-480V, noir	STANDARD	1 90096 11883 0
 LPW32-70-NW-G3-3-HVU-BZ	Grande applique murale 32 DEL, 70W, 4000K (IRC de 70), type 3, 347-480V, bronze	STANDARD	
 LPW32-70-NW-G3-3-HVU-DGY	Grande applique murale 32 DEL, 70W, 4000K (IRC de 70), type 3, 347-480V, gris foncé	STANDARD	1 90096 11881 6
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Roughlyte DEL



FlexScape BL9 DEL

Produit	Description / caractéristiques		CUP
Éclairage crépusculaire DEL			
 VCXL-14-NW-G1-8	RoughLyte DEL, montage au plafond sur boîte de 4 po, 14W, 4 000K (IRC de 70), 120-277V	STANDARD	7 83352 02477 0
 VWXL-14-NW-G1-8	RoughLyte DEL, montage mural sur boîte de 4 po, 14W, 4 000K (IRC de 70), 120-277V	STANDARD	7 83352 02478 7
Interrupteur photo-électrique			
 P105A	Cellule photoélectrique à bouton 120V	STANDARD	1 90096 00183 5
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



Produit	Description / caractéristiques	CUP
FlexScape BL9 DEL		
 BL9DW-AS7	Luminaire Bullet à basse tension 9W, 3 000K, noir, montage sur pique	7 83352 02080 2
 BL9DW-HS7	Luminaire Bullet à basse tension 9W, 3 000K, bronze, montage sur pique	7 83352 02081 9
FlexScape IL9 DEL		
 IL9DW-A	Luminaire enfoui à basse tension 9W, 3 000K, noir	7 83352 02158 8
FlexScape MUL4 DEL		
 MUL4-AS7LED2W	Luminaire d'allée, 2W, 3 000K, 12V, noir, montage sur pique	7 83352 02046 8
 MUL4-HS7LED2W	Luminaire d'allée, 2W, 3 000K, 12V, bronze, montage sur pique	7 83352 02048 2
Transformateur à basse tension FlexScape		
 TC152-12TP	Interrupteur de contrôle de tension (faible = 11,5V, élevé = 12,5V), ampérage de la tension de secteur : 150VA = 0.9 AMP., minuterie et cellule photoélectrique intégrées, entrée 50/60Hz	7 83352 01504 4
BL5016 micro accentuation		
 BL5016-AS7	50W MR16, 3 000K, 12V, noir, montage sur pique	7 83352 00415 4
 BL5016-HS7	50W MR16, 3 000K, 12V, bronze, montage sur pique	7 83352 00426 0
 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)		





Contrôles d'éclairage connecté

Faites le saut d'un éclairage intelligent à un éclairage super intelligent avec le système extensible Interact à capteurs sans fil intégrés qui simplifient la connectivité.

La connectivité est maintenant partout et dans l'avenir sera la clé pour libérer tout le potentiel du bâtiment intelligent. Pourtant ce territoire demeure inconnu pour certains et peut souvent être perçu comme complexe.

- Aucune restriction du nombre de points de lumière ou de taille de bâtiment
- Il suffit d'ajouter une passerelle en tout temps pour plus de capacités, aucun changement ou permutation de capteurs
- Permet de rendre votre concept évolutif et d'établir les bonnes bases
- La séquence de mise en service, facile d'un point à l'autre, permet un meilleur contrôle pour l'installateur
- Permet de débiter simplement et d'établir les bonnes bases afin de pouvoir passer au prochain niveau et d'avoir accès à d'autres avantages en ajoutant une passerelle
- Réaliser d'excellentes économies énergétiques et assurer le confort de l'occupant avec la gradation adaptative et le temps de rétention
- Pour avoir une vue d'ensemble des 3 niveaux et des produits compatibles visiter interact-lighting.com/ interactproscalablesystem

Contrôles extensibles Interact : appareils sans fil intelligents pour la conformité au code et aux rabais et aider à maximiser les économies énergétiques

- Sélecteur de scènes UID8465/10 et commutateur écologique Zigbee
- Sélecteur de scènes sans fil SWS200 pour les scènes personnalisées
- Accessoire de pont de système (SBA) pour intégration de gradation 0-10V et à coupure de phases
- Relais d'interrupteur sans fil RFSR20, idéal pour contrôler les charges de branchement ou intégrer les luminaires 0-10V
- Télécommande portative IRT9015 en option pour aider à accélérer le processus de mise en service et minimiser le temps de configuration sur le site



Réglette DEL FluxStream (FSS) | p. 21



UniFrame | p. 45



FluxPanel DEL gén. 2 (FP2) | p. 26



Philips EvoKit Click | p. 85



Lampes PAR MasterConnect | p. 86



LEDtube InstantFit MasterConnect | p. 87


Produit	Description / caractéristiques		CUP
Interact			
● SWS200	Interrupteur mural intelligent de scènes sans fil Philips (4 boutons)	NLC	046677559144
● RFSR20	Relais de démarrage à radiofréquence compatible à Interact		046677584559
● UID8465/10	Interrupteur écologique Zigbee et sélecteur de scènes		
● SBAZ10-CS	Pont de système module de contrôle 0-10V Interact	NLC	
● IRT9015	Dispositif de mise en service pour conversion Interact	NLC	87 18696 82759 8
● LCN1840/05	Passerelle sans fil Interact (Amérique du Nord)	NLC	046677476335
● OCC SENSOR IA CM WH 10/1	Capteur intelligent sans fil Philips, CAPTEUR PRÉSENCE IA CM BLC 10/1	NLC	046677476182
● LCN3120/05	Capteur intelligent sans fil Philips, capteur présence lumière du jour IA CM IP65 WH (détecteur présence et lumière du jour)	NLC	046677558895
● LCN3110/05	Capteur intelligent sans fil Philips, capteur de présence IA CM IP65 WH		046677558888
● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)			



SWS 200



UID8465/10



SBAZ10-CS



IRT9015



LCN1840/05



Capteur de présence



LCN3120/05

LEDtube InstantFit MasterConnect | p. 87

Philips EvoKit Click

Lampes DEL et modernisation

Les gammes MasterClass et CorePro de Philips sont conçues pour aider les clients d’éclairage professionnel à identifier plus rapidement et plus facilement le bon produit pour s’adapter au projet et au budget.

MasterClass de Philips

Elles conviennent à tous les projets où un éclairage exceptionnel et de première qualité est requis. La gamme DEL MasterClass répond ou excède les exigences d’efficacité énergétique en offrant une durée de vie prolongée par rapport à celle des ampoules incandescentes traditionnelles et de meilleures garanties pour une variété de produits.

CorePro de Philips

Pour chaque projet où l’efficacité, la valeur et la qualité sans compromis sont requises, ces lampes conviennent parfaitement aux besoins d’éclairage de base dans une grande variété d’applications. La gamme de DEL CorePro répond aux normes d’efficacité de l’industrie et minimise les coûts pour un délai de récupération rapide.

Produit	Nom du produit	Description / caractéristiques	CUP
Philips EvoKit Click			
◆ 114157	EvoKit CLKE 2x2 32L 24W 835 UNV SWZCS P1	2 pi × 2 pi, 3200 lm, 3500K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167816
◆ 114140	EvoKit CLKE 2x2 32L 24W 840 UNV SWZCS P4	2 pi × 2 pi, 3200 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167809
◆ 121400	EvoKit CLKE 2x4 42L 29W 835 UNV SWZCS P1	2 pi × 4 pi, 4200 lm, 3500K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167847
◆ 121392	EvoKit CLKE 2x4 42L 29W 840 UNV SWZCS P4	2 pi × 4 pi, 4200 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167830
Philips EvoKit à efficacité élevée G5			
◆ 113977	EvoKit HE 2x2 31L 20W 835 UNV SWZCS G5	2 pi × 2 pi, 3100 lm, 3500K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167649
◆ 113985	EvoKit HE 2x2 31L 20W 840 UNV SWZCS G5	2 pi × 2 pi, 3100 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167656
◆ 113993	EvoKit HE 2x4 42L 26W 835 UNV SWZCS G5	2 pi × 4 pi, 4200 lm, 3500K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167663
◆ 114009	EvoKit HE 2x4 42L 26W 840 UNV SWZCS G5	2 pi × 4 pi, 4200 lm, 4000K (IRC de 80), UNV, Interact Ready	781087167670

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours) ◆ Prêt pour spécification (expédié en 4-6 semaines)



EvoKit Click



EvoKit G5



Produit	Nom du produit	Description / caractéristiques		CUP
Lampes PAR MasterConnect				
	570663	4.4PAR16S/PER/930/F40/DIM/G/T20 4/1PF	PAR16L, 4,4W, 400 lm, 3000K (IRC de 90), 40°, 120V, gradation	046677570668
	568089	5.5PAR20/LED/F40/930/DIM/G/T20 6/1FB	PAR20, 5,5W, 500 lm, 3000K (IRC de 80), 40°, 120V, gradation	046677568085
	568097	5.5PAR20/LED/F40/940/DIM/G/T20 6/1FB	PAR20, 5,5W, 500 lm, 4000K (IRC de 80), 40°, 120V, gradation	046677568092
	567981	8.5PAR30L/LED/930/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB	PAR30L, 8,5W, 850 lm, 3000K (IRC de 80), 40°, 120V, gradation	046677567989
	567999	8.5PAR30L/LED/940/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB	PAR30L, 8,5W, 850 lm, 4000K (IRC de 80), 40°, 120V, gradation	046677567996
	553602	8PAR30L/MC/930/F25/IA/120V 6/1FB	PAR30L, 850 lm, 3000K (IRC de 90), 25°, 120V, gradation sans fil, Interact Ready	046677553609
	553636	8PAR30L/MC/930/F40/IA/120V 6/1FB	PAR30L, 850 lm, 3000K (IRC de 90), 40°, 120V, gradation sans fil, Interact Ready	046677553630
	553669	8PAR30S/MC/930/F25/IA/120V 6/1FB	PAR30S, 850 lm, 3000K (IRC de 90), 25°, 120V, gradation sans fil, Interact Ready	046677553661
	553693	8PAR30S/MC/930/F40/IA/120V 6/1FB	PAR30S, 850 lm, 3000K (IRC de 90), 40°, 120V, gradation sans fil, Interact Ready	046677553692
	567909	10PAR38/LED/930/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB	PAR38, 10W, 900 lm, 3000K (IRC de 80), 40°, 120V, gradation	046677567903
	567917	10PAR38/LED/940/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB	PAR38, 10W, 900 lm, 4000K (IRC de 80), 40°, 120V, gradation	046677567910
	555789	13PAR38/MC/930/F25/IA/120V 6/1FB	PAR38, 13W, 1200 lm, 3000K (IRC de 90), 25°, 120V, gradation sans fil, Interact Ready	046677555788
	555813	13PAR38/MC/930/F40/IA/120V 6/1FB	PAR38, 13W, 1200 lm, 3000K (IRC de 90), 40°, 120V, gradation sans fil, Interact Ready	046677555818
Lampes DEL CorePro				
	550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	A19, 8.8W, 800 lm, 2700K (IRC de 90), gradation, plastique, givré	046677550431
	561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	A19, 16W, 1600 lm, 5000K (IRC de 90), gradation, plastique, givré	046677561017
	545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	A19, 8.8W, 800 lm, 4000K (IRC de 90), gradation, plastique, givré	046677545895
	561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	A19, 16W, 1600 lm, 2700K (IRC de 90), gradation, plastique, givré	046677561062
	561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	A19, 16W, 1600 lm, 3000K (IRC de 90), gradation, plastique, givré	046677561079
	561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	A19, 16W, 1600 lm, 4000K (IRC de 90), gradation, plastique, givré	046677561451
	545905	7.2BR30/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	BR30, 7,2W, 650 lm, 3000K (IRC de 90), gradation	046677545901
	553909	8.8BR40/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	BR40, 8.8W, 800 lm, 2700K (IRC de 90), gradation	046677553906
	468140	4GU10/LED/930/F35/DIM/G/120V T20 10/1	GU10, 4W, 380 lm, 3000K (IRC de 90), 35°, 120V, gradation	046677468149
	573899	7MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB	MR16, 7W, 515lm, 3000K (IRC de 82), 35°, 120V, gradation	046677573898
Lampes à sodium à haute pression (SHP) Ceramalux				
	467241	SON 100W E39 ED75 CL SL/12	Culot goliath (E39), 9 400 lm, 2100K, emb. 12	046677467241
	467233	SON 150W E39 ED75 CL SL/12	Culot goliath (E39), 15 800 lm, 2100K, emb. 12	046677467234
	467217	SON 250W E39 ED58 CL SL/12	Culot goliath (E39), 27 000 lm, 2100K, emb. 12	046677467210
	467373	SON 400W E39 ED58 CL SL/12	Culot goliath (E39), 50 000 lm, 2100K, emb. 12	046677467371
	368837	C1000S52/ALTO	Culot goliath (E39), 130 000 lm, 2100K, emb. 6	046677368838
Lampes aux halogénures (HM)				
	287334	MH175/U 12PK	Culot goliath (E39), 14 000 lm, 4 300K, emb. 12	046677287337
	274845	MH250/U 12PK	Culot goliath (E39), 21 000 lm, 4 000K, emb. 12	046677274849
	426023	MH400/U/ED28 12PK	Culot goliath (E39), 36 000 lm, 4 000K, emb. 12	046677426026
	274498	MH400/U 6PK	Culot goliath (E39), 39 000 lm, 3900K, emb. 6	046677274498
	415224	MH1000/U 6PK	Culot goliath (E39), 110 000 lm, 4 000K, emb. 6	046677415228

 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)  Prêt pour spécification (expédié en 4-6 semaines)



Produit	Nom du produit	Description / caractéristiques		CUP
LEDtube InstantFit MasterConnect				
	547299	14T8/48-835/IF20/MC IA 10/1	T8, 14W, 4 pi, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 83), gradation sans fil, Interact Ready	DLC 046677547295
	547307	14T8/48-840/IF21/MC IA 10/1	T8, 14W, 4 pi, 2100 lm, 4 000K (IRC de 83), gradation sans fil, Interact Ready	DLC 046677547301
	547315	14T8/48-850/IF21/MC IA 10/1	T8, 14W, 4 pi, 2100 lm, 5 000K (IRC de 83), gradation sans fil, Interact Ready	DLC 046677547318
	562736	14.5T8/48-835/MF20/MC IA 10/1	T8, 14,5W, 4 pi, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 83), gradation sans fil, Interact Ready	DLC 046677562731
	562744	14.5T8/48-840/MF21/MC IA 10/1	T8, 14,5W, 4 pi, 2100 lm, 4 000K (IRC de 83), gradation sans fil, Interact Ready	DLC 046677562748
	562751	14.5T8/48-850/MF21/MC IA 10/1	T8, 14,5W, 4 pi, 2100 lm, 5 000K (IRC de 83), gradation sans fil, Interact Ready	DLC 046677562755
LEDtube InstantFit MasterClass				
	467142	24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1	T5HO, 24W, 4 pi, 3 500 lm, 4 000K (IRC de 82)	DLC 046677467142
	467159	24T5HO/46-850/IF35/P/DIM 10/1	T5HO, 24W, 4 pi, 3 500 lm, 5 000K (IRC de 82)	DLC 046677467159
	541821	7T8/MAS/24-835/IF10/P 10/1	T8, 7W, 2 pi, 1050 lm, 3 500K (IRC de 82)	DLC 046677541828
	541839	7T8/MAS/24-840/IF11/P 10/1	T8, 7W, 2 pi, 1150 lm, 4 000K (IRC de 82)	DLC 046677541835
	541847	7T8/MAS/24-850/IF11/P 10/1	T8, 7W, 2 pi, 1150 lm, 5 000K (IRC de 82)	DLC 046677541822
	539866	8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1	T8, 8,5W, 3', 1300 lm, 3 500K (IRC de 82)	DLC 046677539863
	539874	8.5T8/MAS/36-840/IF14/P 10/1	T8, 8,5W, 3', 1400 lm, 4 000K (IRC de 82)	DLC 046677539870
	539882	8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1	T8, 8,5W, 3', 1400 lm, 5 000K (IRC de 82)	DLC 046677539887
InstantFit MasterClass à avantage énergétique				
	565598	8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1	T8, 8.9W, 4 pi, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80)	DLC 0 46677 56559 6
	565606	8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1	T8, 8.9W, 4 pi, 1600 lm, 4 000K (IRC de 80)	DLC 0 46677 56560 2
	565614	8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1	T8, 8.9W, 4 pi, 1600 lm, 5 000K (IRC de 80)	DLC 0 46677 56561 9
LEDtube InstantFit CorePro				
	553222	10T8/COR/48-835/IF15/G 10/1	T8, 10W, 4 pi, 1500 lm, 3 500K (IRC de 80)	DLC 046677553227
	553230	10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1	T8, 10W, 4 pi, 1600 lm, 4 000K (IRC de 80)	DLC 046677553234
	553248	10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1	T8, 10W, 4 pi, 1600 lm, 5 000K (IRC de 80)	DLC 046677553241
	470104	14T8/COR/48-835/IF20/G 10/1	T8, 14W, 4 pi, 2 000 lm, 3 500K (IRC de 82)	DLC 046677452759
	470112	14T8/COR/48-840/IF21/G 10/1	T8, 14W, 4 pi, 2 100 lm, 4 000K (IRC de 82)	DLC 046677453251
	470120	14T8/COR/48-850/IF21/G 10/1	T8, 14W, 4 pi, 2 100 lm, 5 000K (IRC de 82)	DLC 046677452483
LEDtube MainsFit CorePro				
	539972	16T8/LED/48-840/UF18/G 10/1	T8, 16W, 4 pi, 1800 lm, 4 000K (IRC de 80)	046677539979
LEDtube UniversalFit CorePro				
	577775	14.5T8/BCP/48-840/MF18/G 25/1	T8, 14,5W, 4 pi, 1800 lm, 4 000K (IRC de 80), UL Type B	046677577773
	577783	14.5T8/BCP/48-850/MF18/G 25/1	T8, 14,5W, 4 pi, 1800 lm, 5 000K (IRC de 80), UL Type B	046677577780
Lampes fluorescentes linéaires				
	135103	F54T5/850/HO/ALTO 40PK	T5 (moyen deux broches), 54W, 5 000 lm, 5 000K (IRC de 80), emb. 40	046677135102
	290833	54W/840 Min Bipin T5 HO ALTO UNP	T5 (miniature deux broches), 54W, 5 000 lm, 4 000K (IRC de 80), emb. 40	046677290832
	479626	F32T8/TL941/ALTO 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2 600 lm, 4 100K (IRC de 90), emb. 30	046677479626
	479634	F32T8/TL950/ALTO 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2 600 lm, 5 000K (IRC de 90), emb. 30	046677479633
	479642	F32T8/TL965/ALTO 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2 600 lm, 6 500K (IRC de 90), emb. 30	046677479640
	479600	F32T8/TL935/ALTO 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2625lm, 3 500K (IRC de 90), emb. 30	046677479602
	281675	F32T8/TL835 PLUS ALTO 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2 950 lm, 3 500K (IRC de 85), emb. 30	046677281670
	281790	F32T8/TL841 PLUS ALTO HV 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2 950 lm, 4 100K (IRC de 85), emb. 30	046677281793
	281816	F32T8/TL850 PLUS ALTO HV 30PK	T8 (moyen deux broches), 32W, 2 950 lm, 5 000K (IRC de 82), emb. 30	046677281816
	423889	F40T12/CWSupreme/ALTO	T12 (moyen deux broches), 2 600 lm, 4 100K, emb. 30	046677423889
	423194	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	T12 (1 broche)), 5 000 lm, 4 100K, emb. 15	046677423193

 Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours)  Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)  Prêt pour spécification (expédié en 4-6 semaines)



Électroniques DEL

La marque de composants d'éclairage Advance jouit d'une longue réputation de qualité et de fiabilité. Regroupant des pilotes, modules et ballasts sous une même marque, Advance offre la toute dernière technologie afin de vous faire profiter des caractéristiques que vous recherchez. Nous vous invitons à en apprendre un peu plus sur ce qui nous distingue et pourquoi nous sommes toujours le chef de file des composants d'éclairage.

Advance Express

Advance Express est beaucoup plus qu'un simple pilote DEL. Il s'agit d'un programme de service de programmation pour les pilotes DEL s'adressant à nos partenaires distributeurs dans le but d'aider les clients à résoudre les pannes de composants de luminaires sur le site.

Pour en connaître davantage :
www.signify.com/fr-ca/marques/advance/
advance-express

88 | **livraisonrapide** | Prêt à partir



Produit	Nom du produit	Description / caractéristiques	CUP
Pilote Del Xitanium		Pilote linéaire intérieur	
● 513051	XI020C056V054BST2M	XITANIUM 20W 0,1-0,56A 54V 0-10V INT-T	781087143186
● 528711	XI036C140V054BSM2	XITANIUM 36W G2 1,4A 54V 0-10V SSET 1%BE	781087166475
● 524199	XI050C140V054BST1M	XITANIUM 50W 1,4A 54V 0-10V 120-277V	781087155264
● 513168	XI075C200V054BST1M	XITANIUM 75W 0,1-2,0A 54V 0-10V INT-T	781087143223
		Pilote pour extérieur et très grande hauteur	
● 514786	XI180C125V200BSF1M	XITANIUM 180W 0,1-1,25A 200V SS INT -F	781087142455
● 517714	XI095C275V054BSF1M	XITANIUM 95W 0,1-2,75A 54V SS INT -F 6KV	781087148167
		Pilote pour extérieur	
● 518241	XI055C180V054BSJ1M	XITANIUM 55W 0,1-1,8A SS 120-277V J 6KV	781087150474
		Pilote pour TLED	
● 518712	IZT2P16TLEDSC35M	TLED 14 et 16.5W 120-277V	781087148631
● 518720	IZT4P16TLEDSC35M	TLED 14 et 16.5W 120-277V	781087148662
Ballasts Centium		T8 à allumage instantané	
● 196873	ICN2P32N35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (2) F32T8 120-277V	781087069127
● 109140	ICN4P32N35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (4) F32T8 120-277V	781087091517
		T5HO	
● 498394	ICN2S5490CN35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (2) F54/T5HO 120-277V	781087124857
● 197871	HCN2S5490CWL35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (2) F54T5/HO 347-480V	781087030660
● 119560	HCN4S5490C2LSG35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (4) F54T5/HO 347-480V	781087047880
● 119404	ICN4S5490C2LSG35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (4) F54T5HO 120-277V	781087047866
		T12 Slimline	
● 503144	ICN2P60N35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (2) F96T12 120-277V	781087135556
		T12HO	
● 107136	ICN2S110SC35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE CENTIUM (2) F96T12/HO 120-277V	781087085288
Ballasts Optanium		T8 à allumage instantané	
● 107847	IOPA2P32N35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE OPTANIUM (2) F32T8 120-277V	781087086834
● 510644	GOPA2P32N35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE OPTANIUM (2) F32T8 347V	781087142394
● 498956	IOPA4P32N35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE OPTANIUM (4) F32T8 120-277V	781087115244
● 197970	GOPA4P32SC35M	BALLAST ÉLECTRONIQUE OPTANIUM (4) F32T8 347V	781087073926
Ballasts à bobine et noyau pour DHI		SHP	
● 192039	71A87A3001	TROUSSE BALLAST DHI SHP NOYAU ET BOBINE 1000W S52 120/277/347V	781087037485
● 192005	71A82A1001D	TROUSSE BALLAST DHI SHP NOYAU ET BOBINE 250W S50 120/277/347V	781087031230
● 192013	71A84A3001D	TROUSSE BALLAST DHI SHP NOYAU ET BOBINE 400W S51 120/277/347V	781087034316
		Halogénures	
● 192831	71A52A2001D	TROUSSE BALLAST DHI HALOG. NOYAU ET BOBINE 70W M98/143 120/277/347V	781087078150
● 192930	71A53A0001D	TROUSSE BALLAST DHI HALOG. NOYAU ET BOBINE 100W M90/140 120/277/347V	781087078167
● 191866	71A55A0001D	TROUSSE BALLAST DHI HALOG. NOYAU ET BOBINE 175W M57 120/277/347V	781087096543
● 191874	71A57A0001D	TROUSSE BALLAST DHI HALOG. NOYAU ET BOBINE 250W M58 120/277/347V	781087098233
● 191890	71A60A1001D	TROUSSE BALLAST DHI HALOG. NOYAU ET BOBINE 400W M59 120/277/347V	781087096659
● 191916	71A65A2001	TROUSSE BALLAST DHI HALOG. NOYAU ET BOBINE 1000W M47 120/277/347V	781087021958

● Prêt pour le stock (livraison rapide en 2 jours) ■ Prêt pour conception (livraison rapide en 10 jours)

Carte des lignes par marque

Signify commercialise fièrement les meilleures marques d'éclairage au monde

Plateforme IDO	Lampes et contrôles	Électroniques	Spécialisés	
		 par 		
Une plateforme IDO sécuritaire avec des logiciels d'applications qui procurent des bénéfices aux clients professionnels dans une variété de secteurs verticaux.	Chef de file mondial de l'éclairage DEL et de lampes traditionnelles pour chaque application.	Offrant une gamme complète de ballasts fiables et robustes, de régulateurs DEL et de composants d'éclairage pour les revendeurs électriques et les canaux MEO.	Composants / unités d'éclairage d'urgence innovatrices conçues pour la sécurité.	Éclairage dynamique et intelligent pour les espaces architecturaux intérieurs et extérieurs et de divertissements.
interact-lighting.com	lighting.philips.ca	signify.com/advance	bodine.com	colorkinetics.com

Luminaire	Intérieur	Day-Brite		Extérieur	
		 par 	 par 	 par 	
Les solutions Genlyte composent une collection des meilleures marques de l'industrie de Signify en Amérique du Nord. Ces marques incluent Lightolier, Day-Brite CFI, Ledalite, Lumec, Hadco, Gardco, Keene et Alkco.	Des luminaires aux UV germicides avec des systèmes de lampes UV-C ayant le pouvoir de neutraliser les micro-organismes dangereux pouvant être présents.	Solutions d'éclairage intérieur polyvalentes pour les espaces commerciaux et industriels, conçues pour fournir une fonctionnalité et une performance fiable pendant toute la durée de vie du produit.	Éclairage intérieur unique et audacieux à esthétique remarquable permettant d'ajouter une riche identité aux espaces professionnels, commerciaux et institutionnels.	Solutions d'éclairage encastré et sur rail percutantes à qualité incontestable pour les espaces professionnels et commerciaux.	
genlytesolutions.ca	alkco.com	cfi-lighting.com	ledalite.com	lightolier.com	
	 par 	 par 	 par 	 par 	
	Solutions d'éclairage architecturales, configurables et fonctionnelles qui embellissent et complètent les espaces extérieurs.	Solutions d'éclairage piétonnier et paysager qui allient savoir-faire et performance optique pour procurer un sentiment de sécurité et de beauté dans les parcs et autres lieux publics ou résidentiels.	Solutions d'éclairage extérieur conviviales pour les entrepreneurs qui rentabilisent votre temps et votre budget.	Éclairage extérieur contemporain qui s'agence aux styles modernes et traditionnels et doté d'une ingénierie de pointe pour procurer une élégance fonctionnelle dans les espaces urbains et routiers.	
	gardcolighting.com	hadco.com	keene-lighting.com	lumec.com	

Pour en connaître davantage sur la vaste gamme de solutions d'éclairage offertes par Signify, veuillez visiter www.signify.com/fr-ca/marques

Définitions

Certaines connaissances en éclairage.

		
2 700K	3 000K	5 000K
		
IRC 70	IRC 80	IRC 90 

Lumens (lm)

La mesure du flux lumineux d'un luminaire sans tenir compte de la direction. L'icône à droite illustre les produits avec un **flux lumineux sélectionnable sur le site** OU un **sélecteur de puissance réglable sur le site** (FAWS pour l'extérieur).



Température de couleur (TCP)

La référence de la couleur du flux lumineux d'une source d'éclairage est la température de couleur proximale (TCP) et est mesurée en Kelvin (K). L'icône à droite illustre l'interrupteur de **température de couleur sélectionnable sur le site**.



Index de rendu des couleurs (IRC)

L'effet d'une source de lumière sur l'allure de la couleur est exprimé en IRC sur une échelle de 0-100. La lumière naturelle extérieure est utilisée comme standard avec un IRC de 100. L'icône à droite illustre les produits avec des options d'**IRC de 90 et plus**.



Classements et certifications

 IP65 Protection contre l'infiltration totale de la poussière. Protection contre les jets d'eau à faible pression provenant de toutes les directions.  Le symbole ENERGY STAR® est la marque de confiance reconnue internationale d'efficacité élevée. Les produits répondent à des spécifications techniques sévères pour le rendement énergétique – testé et certifié selon un nombre de normes.	 IP66 Protection contre l'infiltration totale de la poussière. Protection contre les jets d'eau à haute pression provenant de toutes les directions. 	 IP67 Protection contre l'infiltration totale de la poussière. Protection contre l'immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur. 	 IP68 Protection contre l'infiltration totale de la poussière. Protection contre l'immersion prolongée jusqu'à une pression spécifiée. 
 Le DesignLights Consortium® (DLC) fait la promotion de produits d'éclairage de première qualité, écoénergétiques en collaboration avec les services publics et les membres, fabricants, concepteurs d'éclairage, entités fédérales, provinciales et locales des programmes écoénergétiques. DLC Premium est la classification à performance la plus élevée pour les luminaires et trusses de modernisation. Les produits répertoriés DLC Premium répondent aux exigences d'efficacité et de maintien de flux lumineux les plus exigeantes.			

Outils et ressources

Des outils numériques significatifs qui permettent de nous rapprocher. Pour les détails sur les autres ressources disponibles, veuillez contacter votre représentant Signify.

Application mobile du catalogue d'éclairage professionnel de Signify pour iOS et Android

Prêt pour le stock

Programme pour le partenaire privilégié

Lampes

eCatalogue

Interact IDO

Plateforme d'éclairage intelligent

Centre d'apprentissage

signify.com/canadalearning


Outil de recherche de rabais

briteswitch.com/signify-ca




Des idées brillantes

Notes, dessins et plus !



Des idées brillantes

Notes, dessins et plus !



Garantie limitée de
Signify Lighting





© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone : 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.