



Digitaalinen Valaisinluettelo 2026

PHILIPS

 **signify**
interact

 **signify**
Dynalite

 **signify**
NatureConnect

 **signify**
myCreation

 **COLOR**
KINETICS

Sisältö



Tämä luettelo on digitaalinen. Näet yhden klikkauksen avulla lisätietoja tuotteista.

Sisävalaisimet

Toimisto- ja kouluvalaisimet



48

Downlight-valaisimet



76

Myymälä- ja kohdevalaisimet



90

Marketti- ja hallivalaisimet



98

Yleiset ja tekniset tilat



104

Sairaala- ja puhdastilavalaisimet




116

Teollisuus- ja pysäköintihallit



120

Korkeat teollisuus- ja urheilutilat



132

Ulkovalaisimet

Tie- ja katuvalaisimet



154

Kaupunki- ja puistovalaisimet



172

Valonheittimet



191


Optiikat ja valonjaot



146

Arkkitehtuurivalaistus

Arkkitehtoniset erikoistuotteet



202

Philips-portfolio	15
Ympäristöseloste EPD	18
Ohjausjärjestelmät	22
3D-tulostetut valaisimet	38
Sisävalaisimien tuoteavain	41
Lyhenteet	42
Perinteisiä lamppuja vastaavat LED-valaisimet	46
Ledgine	145

Ulkovalaisimien optiikat ja valonjaot	146
Ulkovalaisimien tuoteavain	149
Ulkovalaisimien värit	150
Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmät	151
Lamppujen vastaavuus: Purkauslamput -> LED	152
Ihmiskeskeinen valaistus	208
Johdonsuojien muunnostaulukko	226
Yhteystiedot	227

Sisävalaisimet

48–144



Toimisto- ja kouluvalaisimet

 Ledinaire Panel RC065B Edullinen upotettava ledipaneelivalaisin. Pinta-asennus lisävarusteella. UGR < 19. 3 400 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 48 € €€ €€€	 KeyLine Kustannustehokas valoviivavalaisinperhe. Pinta- tai ripustusasennus. UGR < 19. 900–5 000 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 62 € €€ €€€ signify interact
 CoreLine Panel Erittäin ohut muotoilu, Lisävarusteilla myös pinta- tai ripustusasennus. Saatavana vaihdettava teho/väriämpötila, UGR < 19. Saatavana korkean valotehokkuuden mallit (UE) 160 lm/W. 2 900–5 000 lm. IP20/44, IP20/40, IP20/65, IP65. EPD-dokumentoitu. 50 € €€ €€€ signify interact	 SlimBlend Kattava tuoteperhe, laadukas mikroprisma-optiikka. UGR < 19. Upo-, pinta- tai ripustusasennus. 2 800–5 000 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 65 € €€ €€€ signify interact
 Ledinaire Surface SM060C/RC060B Edullinen yleisvalaisin. Upo- tai pinta-asennus. 3 200–4 000 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 53 € €€ €€€	 TrueLine Erittäin laadukas valoviivavalaisinperhe. Upo-, pinta- tai ripustusasennus. UGR < 19. 1 500–7 700 lm. IP20. IP20. EPD-dokumentoitu. 68 € €€ €€€ signify interact
 CoreLine Surface & Recessed Kustannustehokas, yksinkertaisesti muotoiltu toimisto- ja yleisvalaisin. Upo- tai pinta-asennus. UGR < 19. 2 700–3 700 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 55 € €€ €€€ signify interact	 TrueBlend Erittäin laadukas kustomoitava valaisin erityisesti vanhojen uppovalaisimien tilalle. Upoasennus. UGR < 19, tilaustuotteena saatavana Tunable White ja BioUp. 2 000–5 000 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 73 € €€ €€€ signify interact
 FlexBlend Kustannustehokas moduulivalaisinperhe. Kolme optiikkavaihtoehtoa. UGR < 19. 2 800–4 200 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. 58 € €€ €€€ signify interact	

Tutustu myös näihin tuotteisiin:

 PowerBalance Erittäin energiatehokas moduulivalaisinperhe. Uniikki pyramidioptiikkaratkaisu. UGR < 16. Saatavana korkean valotehokkuuden mallit (UE), jopa 174 lm/W. 2 000–6 000 lm (Tunable White jopa 8 000 lm). IP20/40. EPD-dokumentoitu. € €€ €€€	 Essential 3D 3D-tulostustekniikalla valmistettu moderni pyöreä valaisin toimistoihin tai julkisiin tiloihin. Tuote on konfiguroitavissa helpolla työkalulla. 900–8 000 lm. IP20. EPD-dokumentoitu. € €€ €€€ signify myCreation signify interact
 Puzzle Markkinoiden ensimmäinen lineaarinen 3D-tulostettu valaisin toimistoihin. Saatavana 1 200 tai 1 500 mm:n pituisena. Tulostetaan tilauksesta Euroopassa, ja valmistuksessa käytetään 75 % kierrätettyä muovia. CRI90, UGR < 19. 3 000–4 000 lm, IP20, IK02. EPD-dokumentoitu. € €€ €€€ signify myCreation signify interact	

Etkö löytänyt mieleistäsi tuotetta?

Suunnittele se itse 3D-tulostettavien valaisimien portfolioista:
<https://www.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions>

Downlight-valaisimet



CoreLine Downlight

Edullinen perusalasvalo, toimistoyhteensopiva UGR < 19 -optiikka. IP54 alapuolelta. 1 100–2 200 lm. IP20/54. EPD-dokumentoitu.

76



Signify interact



Ledinaire SlimDownlight

Edullinen litteä alasvalo. Saatavana vaihdettava värilämpötila (3 000–4 000–6 500K), 1 200 lm ja 2 400 lm. IP20. EPD-dokumentoitu.

78



CoreLine SlimDownlight

Edullinen litteä alasvalo. Uppo- ja pinta-mallit. Saatavana IP44, 650–2 000 lm. Saatavissa CCT-versiona, jossa säädettävä värilämpötila ja valovirta. IP20/44. EPD-dokumentoitu.

81



Signify interact



GreenSpace Downlight 3D

Laadukas ja innovatiivinen 3D-tulostettu alasvalo käytäville ja yleisiin tiloihin. UGR < 19. Saatavana IP54. 1 200–3 200 lm. IP20/54. IP20. EPD-dokumentoitu.

84



Signify interact



LuxSpace

Erittäin monipuolinen tuoteperhe. Uppo- tai pinta-asennus. UGR < 19. Saatavana korkean valotehokkuuden mallit (UE) 160 lm/W. 800–4 400 lm. IP20 tai IP54. EPD-dokumentoitu.

86



Signify interact



i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme:
<https://www.signify.com/fi-fi/specifier>

Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Olemme jaotelleet valaisimet kolmeen luokkaan niiden ominaisuuksien ja hintatason mukaisesti. Tämä helpottaa valintaa tuotekategorian sisällä.

Luettelossa on esitelty vain osa valaisinmallistostamme. Kaikki tuotteet löydät internet-sivuilta <https://www.signify.com/fi-fi>



Myymäla- ja kohdevalaisimet

**Ledinaire ClearAccent**

Edullinen uppokohdevalaisin. Kiinteä tai suunnattava, 827, 830 tai 840. 500 lm. Himmennettävä, ketjutettava. IP20. EPD-dokumentoitu.

91

**Ledinaire All-in Spot**

Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kohdevalaisin yleisvalaistuskohteisiin ja esim. kylpyhuoneeseen. Suunnattava, 550 lm, säädettävä värilämpötila dip-kytkimellä. 2 700, 3 000 ja 4 000 K. IP65/20. EPD-dokumentoitu.

92

**CoreLine Recessed Spot**

Laadukas ja kustannustehokas uppo-kohdevalaisin. Kiinteä tai suunnattava, IP65- ja IP44-vaihtoehdot, Helppo asentaa ja kytkeä. Asennettavissa suoraan eristevillaan. 650–1200 lm. IP44 tai IP65. EPD-dokumentoitu.

93

 **interact****GreenSpace Accent**

Monipuolinen uppokohdevalaisin. Kaksi kokoa ja useita optiikoita. Useita valoreseptivaihtoehtoja. 1 700–4 900 lm. IP20. EPD-dokumentoitu.

96

 **interact**

Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:

**Ambifit GU10**

Uppoasennettavassa spottivalaisimessa on vaihdettava GU10-lamppu, ja siitä on saatavana erilaisia väri- ja tekstuurivaihtoehtoja. 83 mm:n asennusaukkoon. IP20.

 **myCreation** **interact****CoreLine Projector**

Edullinen perusvirtakiskokohdevalaisin. Kaksi optiikkavaihtoehtoa. 2 200 lm. EPD-dokumentoitu.

 **interact****Accent Track 3D**

3D-tulostettu kiskovalaisin, helposti suunniteltavissa eri optiikkavaihtoehtoja ja 10 väriä tarjoavalla suunnittelutyökalulla. 1 700–4 200 lm. EPD-dokumentoitu.

 **myCreation** **interact** **Circle****Accent Track D65**

3D-tulostettu kiskovalaisin, Ø 64 mm. Helppokäyttöinen suunnittelutyökalu tarjoaa väri-, optiikka- ja pintatekstuuri-vaihtoehtoja. Runko on valmistettu 55-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrot materiaaleista. 1 200–2 700 lm. EPD-dokumentoitu.

 **myCreation** **interact** **Circle****Accent Cylinder 3D**

3D-tulostettu valaisin kiskoon tai pinta-asennukseen. Tuote on konfiguroitavissa helpolla työkalulla. 1 200–4 200 lm. EPD-dokumentoitu.

 **myCreation** **interact****LuxSpace Accent**

Laadukas, kattava uppokohdevalaisin. Kolme kokoa ja useita optiikoita. 1 200–4 900 lm. EPD-dokumentoitu.

 **interact****StoreFlux**

Tehokas LED-korostusvalaisin, joka sulautuu täydellisesti myymälän arkkitehtuuriin. 8 100 lm. EPD-dokumentoitu.

 **interact****StoreSet**

Myymäliihin yleis- ja käytävävalaistukseen parantamaan asiakkaiden viihtyvyyttä ja ostoskokemusta. 6 600–9 000 lm. EPD-dokumentoitu.

 **interact****StoreSet Linear**

Myymäliihin soveltuva energiatehokas lineaarinen kiskovalaisin, josta saatavissa useita erilaisia versioita. 6 000–9 200 lm. IP20, IK02. EPD-dokumentoitu.

 **interact****StyliD**

Laadukas ja kattava virtakiskokohdevalaisin. Kolme kokoa ja useita optiikoita. 1 200–4 900 lm. EPD-dokumentoitu.

 **interact****TrueFashion**

Spottivalaisin muotimyymäliöiden erityistarpeisiin ja korostusvalaistukseen. 1 150–2 700 lm. EPD-dokumentoitu.

 **interact**

Etkö löytänyt mieleistäsi tuotetta?

Suunnittele se itse 3D-tulostettavien valaisimien portfolioista:
<https://www.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions>

Marketti- ja hallivalaisimet



CoreLine Trunking

Kustannustehokas jonovalaisin. Laaja optiikkavalikoima ja hyvä energiatehokkuus. 3 000–24 000 lm. IP20. EPD-dokumentoitu.

98

€ €€ €€€
@signify interact



Maxos fusion

Monipuolinen valaisin-/virtakiskojärjestelmä. Useita optiikoita ja lisävarustevaihtoehtoja. 3 100–16 000 lm. IP20 tai IP54. EPD-dokumentoitu.

100

€ €€ €€€
@signify interact



Yleiset ja tekniset tilat



Ledinaire Wall-mounted

Edullinen pyöreä kupuvalaisin katto- tai seinäasennukseen. Saatavana myös tunnistinversiona. 1 100 tai 1 700 lm. IP44/IP65. EPD-dokumentoitu.

104



CoreLine Wall-mounted

Laadukas, kestävä, pyöreä kupuvalaisin katto- tai seinäasennukseen ulko- tai sisätiloihin. Saatavana myös tunnistinversiona. 1 200–3 400 lm. IP65. EPD-dokumentoitu.

106



@signify interact



CoreLine slim wall-mounted

Kapea ja pyöreä kupuvalaisin katto- tai seinäasennukseen sisätiloihin. Vaihdeettava valovirta ja värilämpötila. IP54. EPD-dokumentoitu.

108



@signify interact



Ledinaire Batten

Edullinen jonoasennettava valaisin kalusteisiin. Useita pituuksia 300–1 800 mm. Vaihdeettava LED-valonlähde. 480–2 600 lm. IP20. EPD-dokumentoitu.

110



CoreLine Batten

Edullinen jonoasennettava valaisin. Useita pituuksia 600–1 800 mm. 2 000–10 000 lm. IP20/40. EPD-dokumentoitu.

112



@signify interact



CoreLine FastSet

Laadukas, kestävä kupuvalaisin katto- tai seinäasennukseen. Saatavissa vaihdettava värilämpötila ja valovirta. Myös Interact-ohjaus. 2 200–6 000 lm. IP44. EPD-dokumentoitu.

114



@signify interact

Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:



Accent Wall D65

Seinäasennettava spottivalaisin yleisvalaistukseen ylä- ja/tai alavalolla. 65 % kierrätysmateriaalista valmistettu 100 000 tunnin valaisin. Useita väriaihtoehtoja. 800–2 400 lm. IP20.



@signify myCreation

@signify interact

Sairaalat ja puhdistilat



Cleanroom LED

Kustannustehokas puhdistilavalaisin 3 500–6 000 lm. IP54/65. EPD-dokumentoitu.

116



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme:
<https://www.signify.com/fi-fi/specifier>

Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Olemme jaotelleet valaisimet kolmeen luokkaan niiden ominaisuuksien ja hintatason mukaisesti. Tämä helpottaa valintaa tuotekategorian sisällä.

Luettelossa on esitelty vain osa valaisinmallistostamme. Kaikki tuotteet löydät internet-sivuilta <https://www.signify.com/fi-fi>

**Teollisuus- ja pysäköintihallit****Ledinaire Waterproof**

Edullinen ja helposti asennettava vesitiivis suljettu teollisuusvalaisin. 1 800–8 000 lm. IP66. EPD-dokumentoitu.

120

**CoreLine Waterproof**

Monipuolinen, vesitiivis kupuvalaisin. Kirkas tai opaali kupu. Saatavana myös tunnistinversiona. 1 800–8 000 lm. IP65. EPD-dokumentoitu.

122



Signify interact

**CoreLine Tubular Waterproof**

Monipuolinen vesitiivis ja ammoniakkin kestävä valaisin sisä- ja ulkovalaistuskohteisiin: teollisuuteen, pysäköintialueille tai katoksiin, elintarviketuotantotiloihin, navettaan, sikalaan tai kanalaan. 3 900–7 000 lm. IP68/IP69K, IK10/IK08. EPD-dokumentoitu.

124



Signify interact

**Pacific LED**

Laadukas, nopeasti asennettava valaisin vaativiinkin kohteisiin. Kemikaalinkestävä. Valikoimassa useita optiikoita ja tehoja sekä ATEX-versio. Saatavana langattomalla ohjauksella. 2 300–15 000 lm. IP66. EPD-dokumentoitu.

126



Signify interact

**Pacific LED Value**

Laadukas ja nopeasti asennettava valaisin vaativiinkin kohteisiin. Kemikaalinkestävä. Saatavana useita optiikoita ja tehoja. 4 200–10 700 lm. IP66. EPD-dokumentoitu.

126



Signify interact

**Korkeat teollisuus- ja urheilutilat****Ledinaire Highbay**

Edullinen pyöreä highbay-valaisin. Kaksi kokoa. 10 000 tai 20 000 lm. IP65. EPD-dokumentoitu.

132

**CoreLine Highbay Gen5**

Kustannustehokas pyöreä highbay-valaisin. Kolme kokoa, kaksi optiikkavaihtoehtoa. 10 500–30 000 lm. IP65.

134



Signify interact

**CoreLine Highbay Gen6**

Jopa 196 lm/W valotehokkuudella varustettu edullinen, helposti asennettava yleisvalaisin korkeisiin tiloihin. 10 000–40 000 lm. IP65. EPD-dokumentoitu.

136



Signify interact

**GentleSpace**

Erittäin laadukas ja monipuolinen korkeiden tilojen valaisin. Useita optiikkavaihtoehtoja, saatavana ATEX 2/22, kemikaalinkestävä, merivesisuojaattu, pallosuojaus yms. 13 000–70 000 lm. IP65. EPD-dokumentoitu.

140



Signify interact

**SportControl**

Sisäurheiluhallien valaistukseen soveltuva lineaarinen pinta- tai ripustusasennettava valaisin, jossa on pallosuojaus. 11 000–22 000 lm. IP20, IK08. SDCM ≤4. EPD-dokumentoitu.

143



Signify interact

Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:**Mini 300 LED**

Huoltoasemille ja muille katetuille ulkoalueille suunniteltu laadukas valaistusratkaisu. Liiketunnistus ja räätälöitävät valaistustilanteet. 6 970–14 400 lm. IP66. EPD-dokumentoitu.



Signify interact

**Highlight**

3D-tulostettu, erittäin energiatehokas valaisin korkeisiin myymälöihin, varastotiloihin ja yleisvalaistukseen. Valaisimessa vaihdettava teho ja kaksi räätälöitävää mallia eri väreissä ja tekstuurivaihtoehtoissa. 14 000 / 19 000 / 24 000 lm. IP65. EPD-dokumentoitu.



Signify myCreation

Signify interact

**Height 3D**

3D-tulostettu syväsiteilijävalaisin korkeisiin tiloihin. Räätälöitävissä työkalulla asiakkaan toiveiden mukaan. 12 000–20 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify myCreation

Signify interact

Etkö löytänyt mieleistäsi tuotetta?

Suunnittele se itse 3D-tulostettavien valaisimien portfolioista:
<https://www.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions>

Ulkovalaisimet 154–201



Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

Tie- ja katuvalaisimet



AluRoad

AluRoad vastaa kaupunkivalaistuksen tarpeisiin kilpailukykyiseen hintaan. Tuote täyttää korkeimmat energia- ja tehokkuusvaatimukset. IP66, IK09. 1 000–14 000 lm. EPD-dokumentoitu.

154



Signify interact



Iridium

Neljännän sukupolven Iridium on optimoitu ulkonäöltään ja toiminnoiltaan. Huoltamiseen ei tarvita työkaluja, asennus ja varaosien vaihtaminen on helppoa. IP66, IK10. 900–14 760 lm. EPD-dokumentoitu.

164



Signify interact



CitySoul

Tehokas valaisin taajamavalaitukseen ja kaupunkimästäytymiseen. Muodoltaan matala ja täysin pyöreä. Kaksi kokoa. IP66, IK08. 1 554–14 764 lm. EPD-dokumentoitu.

156



Signify interact



Luma

Selkeälinjainen tievalaisin erinomaisella lämmönsäätöllä. Luumenipaketti ja energiankulutusprofiili räätälöitynä tarpeiden mukaisesti. Viisi kokoa. IP66, IK10. 750–52 500 lm. EPD-dokumentoitu.

166



Signify interact



ClearWay

Laadukas ja kustannustehokas tievalaisin pääväylille, kävely- ja pyöräteille sekä asuinalueiden kaduille ja teille. 1 800–12 000 lm. EPD-dokumentoitu.

160



Signify interact



LumiStreet

Kustannustehokas LumiStreet tuottaa laadukasta valoa ja se soveltuu kattavasti eri käyttökohteisiin. Korkea hyötysuhde ja hyvä häikäisynhallinta. Neljä kokoa. IP66, 600–42 000 lm. EPD-dokumentoitu.

168



Signify interact



CoreLine Malaga

Edullinen ja laadukas valausratkaisu, jonka avulla kunnat voivat säästää energiaa ja vähentää häiriövaloa. Kaksi kokoa. 3 000–9 300 lm. P65, IK08. EPD-dokumentoitu.

162



Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:



DigiStreet

Todella pitkän käyttöiän omaava tie- ja katuvalaisin älykkääseen valaistukseen. Neljä kokoa. 1 000–34 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Milewide

Sulavalinjainen katuvalaisin varsi- ja pylväsasennukseen. Automaattinen käyttöönotto. Kaksi kokoa. 1 600–13 800 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme:
<https://www.signify.com/fi-fi/specifier>

Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Olemme jaotelleet valaisimet kolmeen luokkaan niiden ominaisuuksien ja hintatason mukaisesti. Tämä helpottaa valintaa tuotekategorian sisällä.

Luettelossa on esitelty vain osa valaistussuunnitelmistamme. Kaikki tuotteet löydät internet-sivuiltamme <https://www.signify.com/fi-fi>



Kaupunki- ja puistovalaisimet



Copenhagen LED

Klassista tyylikkyyttä korkeasta laadusta tinkimättä. Sopii niin kapeille kävelykaduille kuin leveimmille ajoväylille. IP66, 1 850–29 400 lm. EPD-dokumentoitu.

172



Signify interact



TownTune

Linjakkaasti muotoiltu valaisin, joka tarjoaa huomattavat energian- ja ylläpitosäästöt. Puistovalaisin ja asymmetrinen, erilaisia kupuvaihtoehtoja. 680–10 500 lm. EPD-dokumentoitu.

178



Signify interact



Metropole

Epäsuorasti ja symmetrisesti valaiseva tunnelmallinen puistovalaisin, joka ei häikäise. Valaisimen yläheijastin suuntaa valon alaspäin, mikä vähentää valosaastetta ja varmistaa, että valo suuntautuu sinne, missä sitä tarvitaan. Näin valaisin tuo tunnelmaa mihin tahansa ulkotilaan. IP66. 400–4 000 lm. EPD-dokumentoitu.

176



Signify interact



UrbanFlex

Tuoteperhe koostuu moderneista valaisimista, jotka luovat uutta ilmettä kaupunkiympäristöömme. Valikoimassa erilaisia kiinnitys-, valovirta- ja ohjausvaihtoehtoja. IP66, 1 000–14 000 lm. EPD-dokumentoitu.

184



Signify interact



Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:



CityCharm

Soveltuu tunnelmalliseen kaupunkiympäristöön puistoihin, kävelyteille ja asuinalueille. Tuottaa häiritsemätöntä valaistusta, huippuluokan energiatehokkuus. 1 100–10 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Metronomis LED

Läpikuultava muotoilu ja valaistustehokset luovat kaupunkiympäristöön ainutlaatuisen ilmeen. Arkkitehtonisille alueille, keskustoihin ja aukioille. Viisi mallia. 1 600–13 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



CitySwan

Visuaalisesti muotoiltu valaisin asuinalueiden kaduille, jalankulkualueille ja pyöräteille. Viisi versiota. 1 830–8 450 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Quebec

Asuinalueiden katujen ja puistojen valaisemiseen suunniteltu tyylikäs valaisin. Valaisimessa yhdistyvät energiatehokas LEDGINE-O-ledimoduuli ja tehokas optiikka. Saatavana erilaisia kupuja ja asennusvaihtoehtoja. 1 600–8 400 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Jargeau LED / Villa

Kaunis ja yksinkertainen perinteisesti muotoiltu puistovalaisin historiallisille alueille, pihalle ja puistoihin. 518–8 840 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



TownGuide

Linjakkaasti muotoiltu kaupunkiympäristöön sulautuva puistovalaisin. Kolme kokoa. 1 100–7 140 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Metronomis 1 LED

Tyylikäs 2- tai 4-puolainen muotoilu. Soveltuu kaupunkien toreille, aukioille ja puistoihin. Viisi mallia. 2 500–14 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact

Tunnelivalaisimet – tutustu tuotteisiin internet-sivuillamme



TubePoint

Edullinen ja kustannustehokas tunnelivalaisin nopealla takaisinmaksuajalla. Kolme kokoa. 2 500–60 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact

Etkö löytänyt mieleistäsi tuotetta?

Suunnittele se itse 3D-tulostettavien valaisimien portfolioista:
<https://pro.mycreation.lighting.philips.com/fi-eu/lighting-solutions>

Valonheittimet



Ledinaire Floodlight

Tehokas ja edullinen valonheitin rakennusten julkisivuille, alikulkuväylille ja puutarhaan. Saatavissa eri tehoja ja liiketunnistimellinen versio. 1 000–24 000 lm. EPD-dokumentoitu.

191



CoreLine Tempo

Moniin käyttökohteisiin sopiva valonheitin korvaa perinteiset valaistusratkaisut aina 400 W:n HID-valaisimiin saakka. Kolme kokoa. 4 200–49 000 lm. EPD-dokumentoitu.

193



Signify interact



ClearFlood

Erittäin tehokkaalla optiikalla varustettu valonheitin. Valovirta voidaan valita käyttökohteen mukaan. Kolme kokoa. IP66, 10 000–93 000 lm. EPD-dokumentoitu.

196



Signify interact



Optivision LED

Suorituskykyä vaativiinkin tarpeisiin ja erittäin korkeisiin asennuksiin. Suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, jotka maksimoivat käyttöiän ja minimoivat huoltokustannukset. Kaksi kokoa. IP66, 100–175 klm. EPD-dokumentoitu.

199



Signify interact



Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:



ArenaVision LED

Innovatiivinen lediratkaisu uudenlaisiin katselukokemuksiin urheiluareenoilla. Täyttää välkkymättömiä televisiölähetystä koskevat standardit, joustava valaistuksen ohjaus. Jopa 154 000 lm. EPD-dokumentoitu.



Signify interact



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme:
<https://www.signify.com/fi-fi/specifier>

Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Olemme jaotelleet valaisimet kolmeen luokkaan niiden ominaisuuksien ja hintatason mukaisesti. Tämä helpottaa valintaa tuotekategorian sisällä.

Luettelossa on esitelty vain osa valaisinmallistostamme. Kaikki tuotteet löydät internet-sivuilta <https://www.signify.com/fi-fi>

Arkkitehtuurivalaistus

202–225



Arkkitehtoniset erikoistuotteet



Arkkitehtoniset valonheittimet, lineaariset valaisimet ja efektivalaistus

- **ColorKinetics**-tuotteet 204
- **Uni**-tuotteet 206



OneSpace

Tasainen, laadukas valopintaratkaisu, jolla voidaan luoda elegantteja arkkitehtonisia kokonaisuuksia. Markkinoiden korkein värintoisto. IP20, 2 799 lm/m².

212



NatureConnect

Uniikki tuote, joka simuloi luontaista päivänvalorytmiä. Parantaa hyvinvointia, nostaa energiatasoa ja luo virkeän ilmapiihin myös tiloihin, joista ei ole yhteyttä luonnonvaloon. IP20, 1 150–3 200 lm, iso saareke 58 000 lm. EPD-dokumentoitu.

214



Luminous Textile

Luminous Textilen avulla luot näyttäviä yksityiskohtia sisätiloihin. Lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin kokoonpanoihin, ohjelmoitavissa toistamaan mitä tahansa sisältöä. Kangaspinta vaimentaa ääntä, helppo asentaa. IP20, 500 lm/m².

224



Tutustu myös näihin tuotteisiin internet-sivuillamme:

ColorKinetics-tuotteet:



ColorBlast Powercore

Tehokas RGB-valaisin seinänpesuun, valonheittimenä tai kohdevalaistussoveluksiin. Esimerkiksi New Yorkissa sijaitsevan Empire State Buildingin julkisivu on valaistu ColorBlast-ratkaisulla. 1 157–3 213 lm.



ColorBurst Powercore

Korostusvalaistus, valonheitinvalaistus ja koristeellinen valaistus. RGBW-vaihtoehto mahdollistaa täyden väripaletin ja raikkaan valkoisen valon. 979–2 096 lm.



ColorGraze

Julkisivut, suuret valaistuskohdeet. Valittavissa laaja valikoima keilakulmia: 9° x 9° – 60° x 30°. 396–1 088 lm/jalka.



ColorReach

Julkisivut, suuret valaistuskohdeet. ColorReach-valaisimilla voidaan luoda rakennuksiin erilaisia efektejä ja vangita ohikulkijoiden katseet. 4 658–14 880 lm.



FlexElite

FlexElite on ulko- ja sisätiloihin soveltuva efektivalaistustuote, esimerkiksi valaistus-taideteoksien valaisemiseen valonauhan tapaan tai luomaan graafisia elementtejä valaistuihin kohteeseen.



Lisätietoja ColorKinetics-tuotteista:
<https://www.colorkinetics.com/global>

Uni-tuotteet:

Valonheittimet



UniFlood

Tehokas valonheitin suurten rakennusten ulko-seinien pesuvalaistukseen ja kohdevalaistukseen. Valittavissa valkoista valoa, RGB/RGBW- ja säädettävä valaistus sekä laaja valikoima optiikoita. Saatavana DMX512/RDM-ohjaus, joka tarjoaa vapauden toteuttaa monipuolisia ja luovia valaistusratkaisuja.



Efektivalaistus



UniDot

UniDot G3 soveltuu laajasti koristeelliseen käyttöön erilaisissa julkisivukohteissa. Valaisimessa on painevalettava alumiinirunko. Saatavana valikoima erilaisia optiikoita, jotka tarjoavat BGS402-vaihtoehtoja kuten valkoista valoa, värejä, RGB/RGBW sekä säädettävää valkoista valoa.



Lineaariset valaisimet



Uni Strip

Pinta-asennettava, kompakti LED-seinänpesuri ja -kohdevalaisin, joka on suunniteltu erityisesti ulkotiloihin ja arkkitehtonisiin valaistussovelluksiin. Vankka rakenne ja optiikka tekevät valaisimesta ihanteellisen rakennusten julkisivujen, siltojen, ylikulkuteiden ja muiden lineaarista valaistusta vaativien kohteiden valaisemiseen.



Lisätietoja Uni-tuotteista:
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/arkkitehtoninen-valonheitinvalaistus/PROJECT_CA/category



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme:
<https://www.signify.com/fi-fi/specifier>

Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Olemme jaotelleet valaisimet kolmeen luokkaan niiden ominaisuuksien ja hintatason mukaisesti. Tämä helpottaa valintaa tuotekategorian sisällä.

Luettelossa on esitelty vain osa valaisinmallistostamme. Kaikki tuotteet löydät internet-sivuilta <https://www.signify.com/fi-fi>



Luodaan yhdessä parempi maailma valon avulla.

Lue lisää:
[signify.com](https://www.signify.com)

Signify on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Energiatehokkaat valaistustuotteemme, järjestelmämme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme nauttimaan ylivoimaisesta valon laadusta sekä tekevät ihmisten elämästä turvallisempaa ja mukavampaa. Yrityksistä tulee tuottavampia ja kaupungeista eloisampia.

Vuonna 2025 Signifyn myynti oli 5,8 miljardia euroa, ja yrityksellä oli 26 600 työntekijää 71 maassa. Signify on globaali toimija, jonka tavoitteena on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja miten valo auttaa luomaan paremman maailman.

Brändimme:

PHILIPS


interact

 **COLOR KINETICS**


Dynalite


myCreation


NatureConnect

LED-valaisimet

Philipsin laajasta valaisinvalikoimasta löydät oikean valaistusratkaisun olipa tarkoituksena parantaa valaistuksen laatua tai vähentää energiankulutusta. Philips-portfolio sisältää kattavan valikoiman valaistuksen perusvaatimukset täyttäviä ratkaisuja ja vaativampiin sovelluskohteisiin sopivia valaisimia.



Laadukkaat, tehokkaat ja hinnaltaan kilpailukykyiset tuotteet tarjoavat takuuarman suorituskyvyn ja tasaisen laadukkaan valon. Philipsin **Ledinaire**-tuoteperheestä löytyy kattava valikoima valaisimia tarpeeseen kuin tarpeeseen – laadusta tinkimättä. Valaisimilla on 5 vuoden takuu.



Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

Ledinaire-tuotevalikoima



Ledinaire Highbay



Ledinaire Batten



Ledinaire Waterproof



Ledinaire Panel



Ledinaire Recessed



Ledinaire Surface-mounted



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire All-in Spot



Ledinaire Wall-mounted




Ledinaire Floodlight mini/maxi

CoreLine tunnetaan laadukkuudestaan ja luotettavuudestaan. Valikoima kattaa valaistusratkaisut toimistoihin, teollisuuteen, ulkovalaistukseen ja pysäköintialueille. Mallistosta löytyvät lisäominaisuuksilla ja langattomalla ohjauksella varustetut valaisimet. Valaisimilla on 5 vuoden takuu.



Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

CoreLine-tuotevalikoima

 CoreLine Highbay CoreLine Highbay Gen6 	 	CoreLine Waterproof  CoreLine Tubular Waterproof 
CoreLine Highbay	CoreLine Batten	CoreLine Waterproof
 	 	 
CoreLine Panel	CoreLine Recessed	CoreLine Surface
 	 	 
CoreLine Downlight	CoreLine SlimDownlight	CoreLine Recessed Spot
 		
CoreLine Wall-mounted & Slim Wall-mounted	CoreLine Tempo	CoreLine Malaga LED

Ympäristöseloste eli EPD

(Environmental Product Declaration)

Ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaariarvioinnin pohjalta laadittu standardoitu ja riippumattomasti vahvistettu asiakirja, jossa esitetään tuotteen elinkaariarvioinnin tulokset vertailukelpoisessa muodossa.

Signify on sitoutunut jakamaan tuoteportolionsa ympäristövaikutukset läpinäkyvästi, ja suurimmalla osalla tuotteista on jo ympäristöseloste. Tarkoituksena on laatia ympäristöselosteet koko yrityksen tuoteportfoliolle.

Lyhyesti sanottuna ympäristöselosteissa määritetään tuotteiden ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren aikana, minkä ansiosta vastaavia tuotteita voidaan vertailla keskenään ja niiden ympäristövaikutukset ovat läpinäkyvämpiä. Lisäksi ympäristöselosteiden ansiosta asiakkaat voivat tehdä harkitumpia investointeja.

Ympäristöselosteet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta [signify.com/fi-fi](https://www.signify.com/fi-fi). Etsi haluamasi tuote hakutoiminnon avulla ja lataa sivun alaosan Lataukset-kohdasta "Tuotteiden ympäristö-ilmoitus"-asiakirja.



Tunnistat Signify Circle -tuotteet logosta tuotesivuilla ja sisällysluettelossa.



Signify Circle

Signify Circle on Signifyn kiertotalousohjelma, joka on osa laajempaa Brighter Lives, Better World 2030 -yritysvastuuohjelmaa. Signify pyrkii aktiivisesti vähentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja säästämään luonnonvaroja. Euroopan komission mukaan suurin osa ympäristövaikutuksista ja valmistuskustannuksista muodostuu tuotesuunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi Signify Circle -tuotteissa kiertotalous huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluperiaattemme keskittyvät kolmeen seuraavaan pääajatuksen:

- **Käytä vähemmän**
Pienennämme materiaalijalanjälkeä, lisäämme muiden kuin ensiömateriaalien käyttöä, pyrimme eroon haitallisista aineista ja parannamme energiatehokkuutta.
- **Käytä pidempään**
Pidennämme tuotteiden käyttöikää ja helpotamme niiden päivittämistä ja korjaamista, jotta ne pysyvät käytössä pidempään.
- **Käytä uudelleen**
Suunnittelemme tuotteet niin, että ne on helppo purkaa osiin ja kierrättää hyötykäyttöön päätyttyä, jotta materiaalit saadaan uusiokäyttöön.

Lue lisää Signify Circlestä verkkosivuiltamme: <https://www.signify.com/fi-fi/sustainability/signify-circle>

Ympäristöseloste koostuu viidestä osiosta: yleis-tiedosta, tuotetiedosta, elinkaariarvioinnissa (LCA) käytetystä tutkimustavasta, elinkaariarvioinnin tuloksista ja analyysin tuloksista.



- 1** Ympäristöselosteen yleistiedoista löytyy vertailua varten tärkeimmät tiedot. Kah-ta ympäristöselostetta vertailtaessa tulee tarkistaa, että molemmissa asiakirjoissa on käytetty
- a) samoja standardeja,
 - b) samoja tuotekategorian sääntöjä (PCR),
 - c) ympäristöselosteet ovat yhtä laajoja ja d) verrattavat tuotteet ovat samantehoi-sia ja käyttöikänsä samanpituisia.

	
GENERAL INFORMATION	
MANUFACTURER	Signify N.V.
Product description	High Tm T8 Canbus 48, 5056 & EndSwitch, The Netherlands
Contact details	marketing@signify.nl
Website	http://www.signify.com/global
ISO STANDARDS, SCOPE AND VERIFICATION	
ISO 9001, ISO 14001	Reference number: ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015
Product	High Tm Can Bus V8, A1-43 2012
Scope	Electrical product
Category	Pre-wired LED
ISO 9001	Certified to comply with ISO 9001, A1-43
ISO 14001	Certified to comply with ISO 14001, A1-43
ISO 26262	Functional Safety
ISO 26262	Independent verification of the LED and data, and compliance to ISO 26262
ISO 26262	Internal certification 3. Internal certification
The manufacturer has the sole responsibility, liability, and accountability for the LED, with the same product category but there are no other products that can be compared. ISO 26262 and ISO 26262 are not applicable if the LED is not used in a safety critical application. It may not be compared if it does not comply with ISO 26262 and if it is not intended to be a safety critical.	
PRODUCT	Product name: High Tm Canbus LED grid
Additional details	Part number: 5056 & EndSwitch
Product reference	CUL018010
Place of production	Denmark
Intended for	General use
Intending to ISO	No averaging
Product name used for A1-43	%
ENVIRONMENTAL DATA SUMMARY	
Decarbonized	1 out of 100 tonnes over 1000 tonnes
Decarbonized mass	5 kg
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m²	0.021-0.01
CO₂ eq/m^{2</}	

- 2** Tämän jälkeen asiakirjassa kerrotaan yleisellä tasolla tietoja tuotteen valmistajasta, tuotteesta ja sen raaka-ainekoostuksesta.

[illegible]

- 3** Eri tuotteiden vertailussa määräävä arvo on Functional unit (FU) eli toiminnallinen yksikkö. Declared unit (DU) puolestaan tarkoittaa analysoitua tuotetta

 Health	

- 4** Ympäristöselosteen laajuus: tässä osiossa paneudutaan tuotteen elinkaareen. Kahta ympäristöselostetta vertailtaessa näiden moduulien tulee vastata toisiaan. Esimerkiksi kehdestä portille A1–A3 tai kehdestä hautaan A1–C4.

Figure 1 illustrates the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and their interlinking nature. The goals are arranged in a circle, with arrows indicating their interconnectedness. The goals are:

- 1. No Poverty
- 2. Zero Hunger
- 3. Good Health and Well-being
- 4. Quality Education
- 5. Gender Equality
- 6. Clean Water and Sanitation
- 7. Affordable and Clean Energy
- 8. Decent Work and Economic Growth
- 9. Industry, Innovation and Infrastructure
- 10. Reduced Inequalities
- 11. Sustainable Cities and Communities
- 12. Responsible Consumption and Production
- 13. Climate Action
- 14. Life Below Water
- 15. Life on Land
- 16. Peace, Justice and Strong Institutions
- 17. Partnerships for the Goals

The diagram shows that the goals are interconnected, with arrows indicating the flow and relationship between them. The goals are arranged in a circle, with arrows indicating their interconnectedness. The goals are:

- 1. No Poverty
- 2. Zero Hunger
- 3. Good Health and Well-being
- 4. Quality Education
- 5. Gender Equality
- 6. Clean Water and Sanitation
- 7. Affordable and Clean Energy
- 8. Decent Work and Economic Growth
- 9. Industry, Innovation and Infrastructure
- 10. Reduced Inequalities
- 11. Sustainable Cities and Communities
- 12. Responsible Consumption and Production
- 13. Climate Action
- 14. Life Below Water
- 15. Life on Land
- 16. Peace, Justice and Strong Institutions
- 17. Partnerships for the Goals

LCA – Elinkaariarviointi (*Life Cycle Assessment*). Elinkaariarvioinnissa tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia raaka-aineen louhinnasta tuotteen loppukäsittelyyn asti eli kehdestä hautaan. Kehdestä portille puolestaan tarkoitetaan, että elinkaaren ympäristövaikutuksia tarkastellaan raaka-aineen louhinnasta siihen asti, kun valmis tuote siirtyy tehtaalta toimitukseen.

PCR – Tuotekategorian säännöt
(*Product Category Rules*) ohjeistavat,
millä tavoin ympäristöseloste lasketaan
tietyille tuotteille. Nämä säännöt
perustuvat viitestandardeihin.

GWP – Ilmaston lämmityspotentiaali (*Global Warming Potential*) ilmaisee, mitä vaikutuksia tutkittu tuote aiheuttaa ympäristöön ja kuvaa hiilijalanjälkeä. GWP mittaa kaasun lämmitysvoimaa tietyllä ajanjaksolla hiilidioksidin verrattuna massayksikköä kohti. Kokonais-GWP koostuu fossiili- ja eloperäisistä päästöistä ja poistoista sekä maan käytöstä ja maan-
käytön muutoksista.

- 5** Ympäristövaikutustiedot: ilmastomuutoksen kannalta merkittävimmät kaasut ovat vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, otsoni ja dityppioksidi. Ilmaston lämmityspotentiaali (GWP) on eniten keskusteltu vaikutusindikaattori.

[illegible]

- 6** Käyttövaiheen energiakulutuksesta aiheutuva ympäristövaikutus lasketaan valaisimen koko eliniän sähkönkulutuksen mukaan. Yli 90 % valaistustuotteen ilmaston lämmityspotentiaalista koostuu käyttövaiheen energiankulutuksesta eli B6-sarakkeesta.

86	
1.15E+03	
1.15E+03	
0.00E+00	
2.68E+00	
5.62E-05	
6.55E+00	
1.27E-01	
8.68E-01	
9.88E+00	
2.70E+00	
1.07E-02	
2.44E+04	
6.67E+02	

- 7** Liitteissä on ohjeet eri konfiguraatioiden ympäristöselosteiden laskennalle.

APPENDIX (PEP ECOPASSPORT ALIGNED)

This section represents the scaling method for the **BE module**, following the PEP Eco!support PSR for luminaires (PSR 0014-e2-0-EN-2021-07 13). The GWP results were scaled from a reference variant of a product family, based on various light management scenarios and power inputs of the luminaires within the



Huipputeknologialla kisan kärkeen

Pikavauhtia kohti Signifyn laadukasta ja energiatehokasta LED-valaistusta

Ihan joka päivä ei pääse julkistamaan, että aloittaa yhteistyön legendaarisen F1-tallin kanssa, mutta nyt pääsee. Ylpeänä voimme kertoa, että olemme Mercedes-AMG Petronas F1 Team -tallin virallinen yhteistyökumppani valaistuksessa. Signifyta ja Mercedes-AMG PETRONAS F1 -tallia yhdistää kiinnostus teknologiaa ja jatkuvaa kehittymistä kohtaan. Valaistusinnovaatiomme tukevat tallin tavoitetta tulla maailman vastuullisimmaksi urheilu-joukkueeksi. Niiden avulla voidaan parantaa kuljettajien ja koko tiimin hyvinvointia ja suorituskykyä sekä tarjota unohtumattomia katseluelämyksiä faneille niin F1-radalla kuin kotikatsomoissakin.

Brändimme



Valaistusalalan johtavien ratkaisujen kehittäjänä Signify panostaa runsaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Energiatehokkaat valaistustuotteemme, älykkäät ohjausjärjestelmämme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme nauttimaan laadukkaasta valaistuksesta ympäristövaikutukset huomioiden.

PHILIPS

Philips-brändi edustaa laadukasta ja energiatehokasta valaistusta. Philipsin valaistustuotteet ovat yli 125 vuoden ajan olleet innovatiivisia suunnannäyttäjiä. Nykyisin Philipsiä pidetään maailman johtavana valaistusbrändinä.



Signify MyCreation –
3D-tulostetut valaisimet



Philips UltraEfficient LED



Vauhdilla kohti vastuullisia innovaatioita

Maailman johtavana valaistuksen asiantuntijana olemme johtaneet muutosta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä valaistusalalla. Yhteistyön myötä autamme Mercedes-AMG PETRONAS F1 -tallia sen kunnianhimoisessa tavoitteessa saavuttaa nettonollapäästöt.

Signify tarjoaa energiatehokkaita, älykkäitä ja kiertotalouden mukaisia huippuluokan valaistusratkaisuja, jotka säästävät energiaa, vähentävät jätteen määrää ja takaavat kestäväen tulevaisuuden huippu-urheilulle.

Varikkotiimi aina tukenasi

Meille on tärkeää, että loistavien tuotteiden lisäksi palvelumme on ensiluokkaista. Tästä syystä pidämme huolen, että yhteistyö on tiivistä ennen projektia, sen aikana ja projektin jälkeen. Paikallinen tiimimme pitää huolen, että asiantunteva palvelu ja viimeisimmät tiedot tuotteista sekä palveluista ovat helposti saatavilla. Varmistamme nopean ja vaivattoman tuotteiden toimituksen toimimalla tiiviissä yhteistyössä paikallisten tukkujen kanssa ja huolehtimalla, että tuotteita on aina saatavissa.




Lue lisää yhteistyöstä, valaistusratkaisuistamme sekä palveluistamme:

www.signify.com/fi-fi/partnership

Interact- valaistuksenohjausjärjestelmä


Interact on älykäs valaistuksenohjausjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää eri käyttökohteissa tilojen hallinnointiin, valaistuksen ohjaukseen ja kiinteistön valvontaan. Järjestelmän tarkoituksena on paitsi automatisoida valaistusta ja kiinteistön muita toimintoja tarpeiden mukaisesti, myös tarjota mahdollisuus valaistuksen työpistekohtaiseen personointiin sekä tilan käyttöasteen ja energiankulutuksen hallintaan. Interact soveltuu moniin käyttökohteisiin: toimistotiloihin, teollisuuteen, myymälöihin tai hotelli- ja ravintola-alan toimijoille. Interact sopii myös ulkovalaistuksen ohjaukseen teillä ja kaduilla, julkisivuvalaistuksen kohteisiin sekä urheilukentille ja areenoille.



Mahdollisuudet:

- Valaistusresurssien hallinta
- Ympäristön valvonta
- Vikatilanteiden tunnistus
- Hyvinvointia tukeva valaistus
- Energiankäytön optimointi
- Sisätilanavigointi
- Personoitu tai täysin automatisoitu valaistus

Interact Pro





Interact Pro – älykäs ja skaalautuva valaistuksen ohjaus- järjestelmä

Interact Pro on täysin skaalautuva langaton järjestelmä valaistuksen ohjaukseen. Skaalautuvuutensa ansiosta järjestelmä soveltuu eri kokoihin kohteisiin, olipa tarve 20 tai 2 000 valopisteelle.

Yksinkertaisimmillaan käyttöönottoon tarvitaan ainoastaan Interact Pro -mobili-sovellus ja yhteensopivat Philips-valonlähteet. Lisäksi järjestelmään on yhdistettävissä erilaisia painikkeita ja sensoreita, joilla valaistus saadaan ohjautumaan automaattisesti. Päivittämällä järjestelmä tasolle 3 se voidaan liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään ja kerätä tietoa esimerkiksi tilojen käyttöasteesta.

Interact Pro on sopiva valinta sekä uudiskohteisiin että myös saneerauskohteisiin, sillä tilaan on mahdollista asentaa langattomasti ohjattavat valaisimet ilman kaapelointimuutoksia. Järjestelmän perusominaisuutena valot himmenevät tai sammuvat automaattisesti, kun niitä ei tarvita. Käyttäjät voivat säätää valaistusta helposti painikkeella tai älypuhelimella.



Toimisto



Koulut



Teollisuus



Pysäköinti

Taso 1

- Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon mukaan tai valaistustilanteiden ja ryhmien asettaminen
- Vaatii vain sovelluksen

Taso 2

- Säännölliset päivitykset
- Energiankulutuksen ja vikatilanteiden seuranta, valaistusasetukset etänä
- Kalenteriohjaus

Taso 3

- Järjestelmän yhdistäminen kiinteistöautomaatiojärjestelmiin
- Työtilan varaustyökalu
- Usean kiinteistön energia- ja käyttötietojen seuranta

signify interact

Interact Pro -järjestelmän osat:



Toimintojen yleiskatsaus

	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Ohjaus painikkeilla/tunnistimilla	✓	✓	✓
Valaistustilanteet	✓	✓	✓
Ohjaus sovelluksella: yksi käyttäjä	✓	✓	✓
Ohjaus sovelluksella: monta käyttäjää		✓	✓
Kalenteriohjaus		✓	✓
Energiankulutuksen seuranta		✓	✓
Etäohjaus		✓	✓
Etävikatiedot		✓	✓
Järjestelmäpäivitykset		✓	✓
Usean kiinteistön energiankäytön ja tilankäytön seuranta			✓
Työtilan varaustyökalu verkkosovelluksessa			✓
Työskentelyn tehostaminen mobiilisovelluksessa			✓
Integrointi kiinteistöautomaatioon			✓

Järjestelmän perusosat


Taso 1		Taso 2		
Interact Pro -sovellus		Interact Pro -sovellus	Langaton Interact gateway -yhdyskäytävä (LCN 1840/05)	Interact Pro -portaali

Taso 3		
Langaton Interact gateway -yhdyskäytävä (LCN1870)	Interact-verkkosovellus	Puhelinsovellukset Työtilan varaustyökalu ja tilankäytön tiedonkeruu

Lue lisää Interact Pro -järjestelmän eduista verkkosivuilta:

www.interact-lighting.com/global/what-is-possible/interact-pro

Philipsin ja Signify myCreationin LED-valaisimet

Uppoasennettavat				Pinta-asennettavat ja ripustettavat		
						
PowerBalance	SlimBlend	TrueLine	FlexBlend	CoreLine Recessed	TrueLine	SlimBlend
						
FlexBlend	KeyLine	CoreLine Surface-mounted	Signify myCreation Dome	Signify myCreation Accent cylinder	Signify myCreation Essential	Signify myCreation Grand
Kiskoon asennettavat paneelivalaisimet				Lineaariset vesitiiviit		Runkovalaisimet
						
CoreLine Panel	CoreLine Panel	StoreSet (non-linear)	StoreSet linear	Pacific LED	CoreLine Waterproof	CoreLine Batten
Jonovalaisimet		Syväsäteilijät				
						
Maxos fusion	Maxos LED Industry	CoreLine Trunking	GentleSpace	CoreLine Highbay	Signify myCreation Highlight Barn	Signify myCreation Highlight Bell
Seinäasennettavat		Alasvalot				
						
CoreLine Wall-mounted	LuxSpace	GreenSpace	Signify myCreation GreenSpace PerfectFit	Signify myCreation GreenSpace PerfectFit	Signify myCreation Drum	CoreLine downlight
Korostusallasvalot				Kohdevalaisimet		
						
CoreLine Slim Downlight	LuxSpace Accent	GreenSpace Accent	CoreLine Recessed Spot	StyliD Evo	StoreFlow	StoreFit
Kiskoalvalaisimet						
						
Signify myCreation Accent track						

* = Valaisimessa integroitu sensori
@Signify myCreation = 3D-tulostettu valaisin

Philipsin LED-valonlähteet

	
MasterConnect LEDtube T8	MasterConnect LEDspot

Kaikki tuotteet löytyvät verkkosivuilta:
signify.com/fi-fi

Signifyn laitteet

Paristokäyttöiset langattomat erillissensorit

					
LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B	MPS3100/05 OCC-DL IA WIA WH 8M	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	Switch Dim 2B (UID8470/10)	Switch Dim 4B (UID8480/10)

Langattomat painikkeet

Gateway

Muut

		
Interact Pro wireless gateway	Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	Signify KT200 Sensor DALI Extender Kit

Kaikki tuotteet löytyvät verkkosivuilta:

<https://www.interact-lighting.com/global/interact-pro>


Interact Pro gateway

Lisätarvike, jolla järjestelmään voidaan yhdistää jopa 200 valopistettä omaksi valaistusverkokseen

- Gateway yhdistetään WiFi-reitittimeen Ethernet-kaapelilla
- Gateway toimii siltana pilvipalvelun ja tilassa olevien valaisimien välillä mahdollistaen esim. valaistusasetusten, energiankulustietojen ja vika-analyysin tarkastelun etänä reaaliajassa
- Toimii luotettavalla Zigbee-yhteydellä
- Ensisijainen virtalähde verkkovirrasta, mutta sisältää myös sisäänrakennetun akun katkoksia varten. Akun kesto 2 vuotta.



Interact Pro gateway
28 075 01

Interact Ready -painike

Langaton painike valaistuksenohjaukseen

- Ei sisällä paristoja, toimii kineettisellä energialla
- 2-painikkeinen kytkin: säädettävänä ON/OFF ja himmennys tai 4-painikkeinen kytkin: säädettävänä valaistuksen taso, valaistustilanteet, ON/OFF ja himmennys
- Painikkeen käyttöikä on n. 50 000 painallusta
- Painikkeen IP-luokka on IP20, painike toimii -25 – 60-asteisessa ympäristössä
- Enintään 50 kpl painikkeita per projekti



UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
28 075 11



UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B
28 075 04

Interact Ready -läsnäolotunnistin

Langaton läsnäolo- ja päivänvalotunnistin automaattiseen valaistuksenohjaukseen

- Pariston käyttöikä 8–10 vuotta
- Toimistotiloihin sopiva painike IP42
- Asennuskorkeus enintään 4 metriä
- Pariston käyttöikä 8–10 vuotta
- Teollisuuskäyttöön sopiva IP65
- Asennuskorkeus enintään 2,4–8 metriä
- Enintään 30 kpl tunnistimia per projekti!



LCN4150/15
Int Outd Parking
Sensor 40f B
28 075 15



MPS3100/05
OCC-DL IA WIA
WH 8M
28 075 16



OCC 0100A/02 BP
Sensor WH
28 075 14



OCC 0101A/02 DL
BP Sensor WH
28 075 13

Interact Ready DALI -liityntäyksikkö

Liitä valaisimia Interact Pro -järjestelmään DALI:n avulla

- Yhdistää olemassa olevat toisen valmistajan valaisimet osaksi langatonta valaistusjärjestelmää, kuten Interact Prota
- Voidaan ohjelmoida Interact Pro -sovelluksen avulla
- Kolmannen osapuolen valmistamat valaisimet voidaan liittää Interact Pro -järjestelmään DALI Connectorin avulla, mutta valaisimien ohjattavuus on rajatumpaa kuin Interact Ready -tuotteiden osalta



Signify KT100 RF DALI
Connector Kit w SC100 IA
28 075 17



Signify KT200 Sensor DALI
Extender Kit
913701077603

Sisältää:

- Xitanium SR Bridge
- SC100B/02 SR Transceiver
- SA0600 Sensor mounting box (pinta-asennuskotelo)
- Kaapeli (1 m, 0,75 mm2:n johdin)
- Suurin sallittu teho 250 VA

Sisältää:

- DALI Extender
- SC200B/02 SR Sensor
- SA0700/05 Sensor mounting box (uppoasennuskotelo)
- Kaapeli (1 m, 0,75 mm2:n johdin)
- Suurin sallittu DALI-liitäntälaitteiden määrä 20 kpl

Tyyppi	Tuotekuvaus	Tilausnumero
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	Langaton Interact Ready -painike, kaksipainikkeinen	28 075 11
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	Langaton Interact Ready -painike, nelipainikkeinen	28 075 04
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	Langaton Interact-väyläliityntäyksikkö	28 075 01
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	Interact Ready -läsnäolotunnistin ja päivänvalosensori	28 075 13
OCC 0100A/02 BP Sensor WH	Interact Ready -läsnäolotunnistin	28 075 14
LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B	Interact Ready -liiketunnistin ulkoparkkipaikoille, musta, päivänvalotunnistus, läsnäolotunnistus, IP66	28 075 15
MPS3100/05 OCC-DL IA WIA WH 8M	Interact Ready -läsnäolo- ja päivänvalosensori, suoraan verkkovirtaan, kaapeloitu, Bluetooth/Zigbee, IP66	28 075 16
Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	Liityntäyksikkö, jolla liitetään valaisimia Interact Pro -järjestelmään DALI:n avulla	28 075 17
Signify KT200 Sensor DALI Extender Kit	Liityntäyksikkö, jolla liitetään valaisimia Interact Pro -järjestelmään DALI:n avulla	913701077603

Interact Pro

Taso 1

- Täysin ohjattava valaistus ilman ohjauskaapelointia
- Helppo käyttöönotto älypuhelinsovelluksella
- Muuntojoustava ja edullinen



Interact Pro

Järjestelmä, taso 1

Käyttökohteet

Toimistot, koulut, julkiset tilat, pysäköinti, teollisuus yms.

Interact Pro on helppokäyttöinen, joustava, langattomasti kommunikoiva valaistusjärjestelmä, jonka avulla voit luoda alueellisesti itseohjautuvia valaistusrhymiä. Ratkaisu mahdollistaa optimaaliset kustannussäästöt LED-tekniikan ja himmennysratkaisujen kautta. Älyvalaisimilla lyhennät suunnittelu-, asennus- ja käyttöönotto-työhön kuluva aikaa. Parannat käyttäjien tyytyväisyyttä laadukkaaseen valaistukseen ja personoitujen ohjausmahdollisuuksien avulla. Järjestelmä otetaan käyttöön mobiilisovelluksella bluetooth-yhteyden avulla.

Ominaisuudet

- Helppo käyttöönotto puhelinsovelluksella
- Luotettava Zigbee-verkkotekniikka
- Automaattinen valaistuksenohjaus läsnäolo- ja päivänvalosensoreiden avulla
- Valaisimet voidaan asentaa perinteisten on/off-valaisinten tilalle, ei kaapelointimuutoksia
- Maksimoi energiansäästön valaistuksen viihtyvyydestä ja tehokkuudesta tinkimättä
- Skaalautuva ja muuntojoustava ratkaisu

Katso lisätietoja: <https://www.interact-lighting.com/fi-fi/what-is-possible/interact-pro>

Järjestelmäkuvaus

Saatavissa erillisiä tunnistimia tai valaisimia, joissa on integroitu tunnistin. Järjestelmä mahdollistaa valaistuksen ohjauksen automaattisesti läsnäolon ja päivänvalon mukaan. Vakio viiveajat ja valotasot ovat muokattavissa älypuhelimella käyttöönotossa.

Lisäominaisuudet

Lisävarusteena saatava langaton painike mahdollistaa personoidun ohjauksen. Painike toimii ilman paristoja kineettisellä energialla.

Mahdollisuus liittää myös on/off- sekä DALI-valaisimia erillisen Philips RF-DALI connector kit -lisäosan avulla, myös muiden valmistajien valaisimet.

Interact Pro

Taso 1

Ohjaukset

- Läsnäolo
- Päivänvalo
- Painike

Lisää langattomat valaisimet, painikkeet ja 3. osapuolen valaisimet

Käyttöönotto puhelinsovelluksella

interact Pro

Taso 2

- Täysin ohjattava valaistus ilman ohjauskaapelointia
- Helppo käyttöönotto älypuhelinsovelluksella
- Muuntojoustava ja edullinen
- Kalenteriohjaus ja energiatiedot
- Järjestelmän etähallinta



Interact Pro

Järjestelmä, taso 2

Käyttökohteet

Toimistot, koulut, julkiset tilat, pysäköinti, teollisuus yms.

Interact Pro -järjestelmän langaton ohjaus on toteutettu Zigbee 3.0 -standardilla. Yhteen yhdyskäytävään (gateway) voidaan liittää 2 000 valopistettä, joita voidaan ohjata langattomilla sekä paristottomilla painonapeilla ja paristokäyttöisillä sensoreilla. Paristokäyttöisten sensorien elinikä on noin 10 vuotta. Yhdyskäytävän etäisyys kahteen ensimmäiseen valaisimeen ja signaalin kulku valaisimien välillä vapaassa tilassa on enintään 10 m. Järjestelmään on luotu neljä erilaista käyttöprofiilia: urakointiliike, asentaja, loppuasiakas sekä käyttäjä. Tarkemmat suunnittelu- ja järjestelmäohjeet löydät rekisteröitymällä hallinnointipaneeliin, kirjautumalla sisään ja lataamalla suunnittelu- ja järjestelmäoppaat osoitteesta <https://sme.interact-lighting.com/>.

Edut urakoitsijalle/ylläpitäjälle:

- Nopea valonlähteiden asennus
- Ei erillistä ohjauskaapelointia
- Helppo käyttöönotto
- Mahdollisuus tarjota ylläpito-palvelua Interact Pro web-portaalia hyödyntäen

Edut kiinteistön haltijalle:

- Energiatehokas LED-valaistus
- Energiankulutuksen ja vikatilanteiden seuranta

Edut loppukäyttäjälle:

- Laadukas ja miellyttävä LED-valaistus
- Valot toimivat tarpeen mukaan automatiikalla
- Valonohjaus helposti painikkeella tai sovelluksella

Interact Pro

Taso 2

Langaton valaistusjärjestelmäratkaisu, joka on yhdistetty pilveen etäohjauksella (hallintapaneeli)


- Läsänotunnistin
- Päivänvalotunnistin
- Aikataulutus
- Kytkin

Personointi


- Manuaalinen himmennys
- Valaistustilojen hallinta

Diagnostiikka

- Energiankäytön mittaaminen
- Etädiagnostiikka



Interact Pro -valaisimet



Cloud



Interact Pro -yhdyskäytävä



Interact Pro -hallintapaneeli



Interact Pro -sovellus

Interact Pro

Taso 3

- Monipuoliset ja modernit valaistuksen ohjausjärjestelmät suuremmille kiinteistöille
- Järjestelmä mittaa ja kerää tietoa kiinteistön ympäristötekijöistä valaisimiin integroitujen sensorien avulla
- Mitattavaa tietoa voi hyödyntää esimerkiksi valaistuksen ja kiinteistöautomaation ohjaamiseen, päätöksentekoon tilasuunnittelussa tai muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin ja sovelluksiin.



Interact Pro

Järjestelmä, taso 3

Käyttökohteet

Uudet ja olemassa olevat kiinteistöt, saneerauskohteet, teollisuus, toimistot

Järjestelmän avulla ohjaat ja hallinnoit valaistusta, tehostat toimintaa ja tuottavuutta sekä parannat turvallisuutta. Tehokkaampi resurssien käyttö on mahdollista Philipsin älykkäällä valaistuksella, jossa uudenlaiset sensorit ja ohjelmistot tuottavat hyödyllisiä analyyseja. Näiden avulla saavutetaan paras tehokkuus työntekijöiden, tilojen sekä energiankäytön kannalta. Helppokäyttöiset IoT-sovellukset auttavat työntekijöitä löytämään vapaita kokoustiloja tai vapaan työtilan, ja sovellusten avulla työntekijät voivat säätää valaistuksen itselleen sopivaksi. Tilankäytön analytiikan avulla voidaan selvittää, miten ja missä työntekijät mielellään työskentelevät.

Ominaisuudet

- Valaistuksen, ympäristön ja tilojen ohjaus ja hallinta
- Energiankäytön optimointi
- Sisätilanavigointi, tilavaraukset sekä tilojen käyttöaste
- Valaistusresurssien hallinta
- Hyvinvointia tukeva valaistus

Katso lisätietoja: <https://www.interact-lighting.com/fi-fi>

Järjestelmäkuvaus

Järjestelmän langaton ohjaus on toteutettu avoimella standardeihin perustuvalla Zigbee-protokollalla. Langattomuuden ansiosta järjestelmä soveltuu erinomaisesti olemassa oleviin kohteisiin, jolloin vältetään kalliilta kaapelointimuutoksilta.

Järjestelmä perustuu pilviteknologiaan, mikä mahdollistaa järjestelmään kirjautumisen internet-selaimella, mistä ja mihin aikaan tahansa. Kun järjestelmä sijaitsee pilvessä, järjestelmän turva- ja ominaisuuspäivitykset ovat aina ajan tasalla.

Järjestelmän valaisimiin voidaan integroida monipuoliset sensorit, joiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi läsnäolosta, arvio ihmismäärästä, lämpötilasta ja kosteudesta, jotka kerätään pilveen. Näitä tietoja hyödynnetään monipuolisessa ohjaussovelluksessa, joka kertoo visuaalisesti ja graafisesti esimerkiksi tilojen käyttöasteesta. Tilojen käyttäjät voivat ohjata valaistusta joko helppokäyttöisellä puhelinsovelluksella tai langattomilla painonapeilla. Järjestelmään on myös mahdollista liittää DALI-valaisimia. Tietoja voidaan myös integroida muihin järjestelmiin API-rajapintojen avulla.

Lisäominaisuudet

Työntekijöille

Workspace App -sovelluksella voidaan etsiä, paikantaa ja varata neuvottelutiloja. Sovellus hyödyntää bluetooth- sekä VLC-paikannustekniikkaa, jotka mahdollistavat nopean ja vaivattoman valaistuksen ohjauksen tilassa. Sovellus on myös synkronoitavissa Office 365:n kalenteriin ja se toimii yrityksen ilmoitustauluna.

Vierailijoille

Kiosk-sovellus mahdollistaa vierailijoiden opastuksen ja resurssien löytämisen kohteesta. Sovelluksesta on myös mahdollista nähdä vapaat työpisteet. Sovellusta hyödynnetään kosketusnäytössä, joka seisoo tukevasti omalla jalustallaan, josta sitä on helppo käyttää.



Ylläpitäjälle

Space Management -app on erillinen tilojen analysointiin kehitetty lisäsovellus, joka auttaa ymmärtämään, miten tiloja käytetään. Tietojen avulla voidaan luoda entistä tehokkaampia ja toimivampia ympäristöjä työskentelyyn.

Ota kaikki irti IoT-järjestelmästä


Taso 3: Enterprise

- Pääsy tilankäyttödataan, järjestelmän vikatietoihin ja huoneilman lämpötila- ja kosteustietoihin.
- Optimoii työtilan valaistus ja lämpötila, paranna turvallisuutta ja tuottavuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia – jopa monissa eri kiinteistöissä.
- Saavuta lisää säästöjä yhdistämällä muihin IoT-alustoihin, kuten kiinteistönhallintajärjestelmiin.
- Tehosta tilankäyttöä reaaliaikaisilla työpöydän / työtilan varaustyökaluilla.
- Lisätietoja: <https://www.interact-lighting.com/fi-fi/what-is-possible/interact-pro>



Yhteensopivat tuotteet

Katso yhteensopivat tuotteet [sivulta 25](#)





Interact urheilutiloihin

Ohjausjärjestelmä erilaisille urheilukentille, areenoille ja stadioneille

Käyttökohteet

Uudet ja olemassa olevat kentät, hallit ja areenat

Interact-järjestelmällä voidaan toteuttaa hyvin erilaisia kohteita. Järjestelmä on helppo lisätä esimerkiksi olemassa oleville jalkapallokentille hyödyntäen olemassa olevia kaapeleita, jolloin vältetään kalliilta maanrakennustöiltä ja uudelleen kaapeloinnilla. Näin toteutettuna kentän valaistusta voidaan ohjata paneeleilla, painikkeilla ja puhelinsovelluksella, ja se voidaan ajastaa toimimaan kalenterin mukaan.

Interact-järjestelmällä voidaan myös toteuttaa vaativimpia ratkaisuja pienemmistä kohteista aina suuriin stadioneihin saakka, joissa halutaan keskittyä elämyksiin. Valaistuksella voidaan luoda erilaisia dramaattisia valoeffektejä ja ne voidaan synkronoida musiikin tahtiin, mikä maksimoi katsojälämyksen. Em. ratkaisu vaatii uudelleen kaapeloinnin.

Kun järjestelmä yhdistetään vilkkumattomaan LED-valaistukseen, kuvaaminen on mahdollista myös hidastetulla HD-tason kuvauslaitteistolla. Näin tunnelma välittyy laadukkaana katsomon ulkopuolellekin.

Ominaisuudet

- Valaistuksen hallinta useilla eri käyttöliittymillä
- Yksinkertaisemmat ohjaukset on mahdollista toteuttaa olemassa oleviin kaapelointeihin
- Vaativampiin kohteisiin mahdollista toteuttaa myös erilaisia valaistuseffektejä

Katso lisätietoja: <https://www.interact-lighting.com/global/application-areas/sports>

Järjestelmäkuvaus

Kutakin kenttää voidaan ohjata puolikentittäin sekä kokonaisina kenttinä. Ohjainlaitteet sijoitetaan pääosin sähkökeskukseen, josta osoitteeton ohjaussignaali syötetään digitaalisesti verkkojännitekaapelointia pitkin pylväskeskuksissa sijaitseville vastaanottimille, jotka on liitetty valaisimien DALI-liitäntälaitteisiin. Ohjauskeskus on yhteydessä pilvipohjaiseen keskusserveriin, joka mahdollistaa kentän valaistuksen etäohjauksen älylaite-sovelluksien avulla.

Lisäominaisuudet

- Älypuhelin- ja tabletti-ohjaussovellus
- Kalenteriohjaukset
- Musiikkiin reagoiva valaistus



FIFA Quality Programme on valinnut Signifyn valonheitinten ensisijaiseksi toimittajaksi


- Signifyn urheilukohteisiin tarkoitettu älykäs valonheitinvalaistus täyttää korkeimmat FIFAn laatukriteerit
- Yhteistyössä FIFA Quality Programme -laatuohjelman kanssa Signify ajaa urheilukohteisiin tarkoitettua valonheitinvalaistuksen tutkimusta ja kehitystä sekä teknisten standardien kehittämistä tulevaisuutta varten
- Signifyn valonheitinvalaistus on optimoitu niin pelaajille kuin katsojillekin ja se näyttää hyvältä lähetyksissä.

interact urheilutiloihin


- Kentän tai useamman kentän ohjaaminen helposti, yksinkertaisesti ja keskitetysti yhdellä ohjausjärjestelmällä
- Järjestelmä ei tarvitse uusia kaapelointeja – säästää asennuskustannuksissa
- Etuna useat erilaiset ohjausrajapinnat: kosketuspaneelit, painonapit sekä älylaitesovellukset
- Ratkaisut myös haastavampiin kohteisiin, joissa vaaditaan esimerkiksi valaistusefektejä



Kentät, joilla riittää ns. perusohjaus (useimmiten ulkokentät)



Areena- ja stadionvalaistus (yleensä sisävalaistus)



Yhteensopivat valaisimet Areena- ja stadionvalaistus

Useimmat ammattivalonheittimet ovat yhteensopivia. Yleisimmin käytettyjä valaisimia:



ArenaVision LED
(myös suuremmille alueille, joilla käytetään efektivalaistusta)



ClearFlood



OptiVision LED



GentleSpace

Lisätietoja tuotteesta klikkaamalla tuotekuvaa

	Touch Panel Controller
	Luminex Art-Net node
	Lighting Playback Controller
	8 / 4-Port DIN rail PoE switch (Operating temperature: -10°C to +60°C)
	Floodlight ArenaVision LED GEN3 IP66 DMX remote driver
	IP66 DMX driver

ABBREVIATIONS:	
TSP	TOUCHSCREEN PANEL
PBC	PLAYBACK CONTROLLER
POE	POWER OVER ETHERNET
PC	PERSONAL COMPUTER
OM4	MULTI-MODE

LEGEND CABLES	
	Ethernet Non-PoE: CAT6 STP (max.100m)
	Ethernet PoE: CAT6 STP (max.100m)
	DMX: CAT6 STP (max.300m)
	DMX: 5 pin XLR cable (max.300m)
	OM4 Fiber Optic (max.550m @ 1Gbps)
	DALI: cable 2 x 1.5 mm² (max.300m)

Interact kaupunkialueille

IoT-ohjausjärjestelmä katu- ja puistovalaisukselle

Käyttökohteet
Katu- ja
puistovalistus

Kaupunkialueiden Interact-järjestelmä on kehitetty katu- ja puistovalaisuksen tarpeita silmällä pitäen. Järjestelmällä voidaan ohjata valaistusta erilaisilla himmennysprofiileilla pohjautuen kalenteri- ja aikaohjauksiin, jolloin valaistus luo turvaa ja säästää samalla energiaa. Käyttöjärjestelmää hallitaan erillisellä selainpohjaisella käyttöliittymällä, jota on helppo käyttää ja tulkita karttapohjanäkymän ansiosta.

Interact-järjestelmän kaikki edut ja ominaisuudet ovat saatavissa valaisimiin, jotka on varustettu standardien mukaisilla NEMA- ja Zhaga^{*)}-liittimillä. Järjestelmään voidaan liittää myös muita valaisimia keskuskohtaisella ohjauksella, jonka avulla valaistusta voidaan ohjata automaattisesti päälle ja pois.

Interact-järjestelmällä ei ainoastaan ohjata valaistusta, vaan se raportoi myös mahdollisista vikaantumisista. Ominaisuus selkeyttää ja nopeuttaa työskentelyä sekä tuo kustannussäästöä.

Ominaisuudet

- Valaistuksen ohjaus ja hallinnointi
- Aikaan ja päivänvalon määrään perustuva automaattinen ohjaus
- Erilaiset himmennysprofiilit
- Reaaliaikainen ohjaus käyttöliittymästä sekä automaattisten ohjausten ohitus
- Valaisinkohtainen kaksisuuntainen kommunikointi Zhaga-liittimen ja siihen liitettävän OLC-kommunikointiyksikön avulla.
- Vikaantumisraportit

Katso lisätietoja: <https://www.interact-lighting.com/global/application-areas/city>

Järjestelmäkuvaus

Järjestelmän ohjaus tapahtuu selainpohjaisella käyttöliittymällä. Ohjaus on mahdollista valaisin- ja/tai keskuskohtaisesti. Ohjauksissa voidaan käyttää hyödyksi myös päivänvaloa. Ohjaukseen ja hallinnointiin liittyvää tietoa voidaan jakaa myös API-rajapintoja hyödyntäen.

Lisäominaisuudet

Myös kolmannen osapuolen sensoreiden liittäminen järjestelmään on mahdollista.

^{*)} Zhaga = Sensor Ready



interact kaupunkialueille

- Automaattinen valaistuksen ohjaus perustuen ajastuksiin ja ympäristön valoisuuteen
- Etäyhteys mahdollistaa tehokkaan ja nopean monitoroinnin, joka pienentää reaktioaikoja ja tehostaa huoltoja
- Standardoidut komponenttirajapinnat lisäävät järjestelmän luotettavuutta



Interact kaupunkialueille ja integrointi

Avoimen tiedon rajapinta - API



Asset link API

Control link API



Connected lighting assets



Yhteensopivat valaisimet



Lisätietoja tuotteesta klikkaamalla tuotekuvaa

Useimmat ulkovalaistustuotteemme ovat yhteensopivia järjestelmän kanssa. Muutamia tuote-esimerkkejä:



Luma



LumiStreet



Copenhagen



TownTune



MultiSensor

Ulkovalaisimiin sopiva mobiilisovelluksella säädettävä sensori, jossa liiketunnistin ja hämärätunnistus

Käyttökohteet

Kaupunkivalaistus,
tie- ja katuvalaistus,
puistot

Philips MultiSensor sisältää useita erilaisia antureita yhdessä paketissa älykaupunkien tarpeisiin:

- tutkaan perustuvan liikeanturin, joka nostaa automaattisesti valaistustasoa liikkeestä
- hämärätunnistimen valaisimien sytyttämiseen ja sammuttamiseen
- kallistus- ja törmäysanturin, jotka tunnistavat mm. kolarit pylvääseen
- ääni- ja lämpötila-anturin ympäristön monitorointiin.

MultiSensor luo anturien välille mesh-verkon, jonka avulla valaisimet voidaan ryhmitellä.

Ominaisuudet

- Täysi valaistustaso liikkeestä
 - Turvallisuusilmoitukset (kallistus ja törmäys)
 - Vähemmän valoa, kun ei ole liikennettä
 - Minimoi valon vaikutukset luontoon
 - Oikea määrä valoa oikeassa paikassa
 - Optimoi kaupungin infran ilmastovaikutusten minimoimiseksi
 - Kerää ympäristöstä dataa lämpötilasta ja melusta (raportointi vaatii yhdistämisen Interact Cityyn)
- Katso lisätietoja: https://www.signify.com/fi-fi/prof/valaistuksen-ohjausjarjestelmat/ulkovalaistuksen-ohjausjarjestelmat/signify-signify-multisensori-ulkovalaistukseen/LP_CF_9426250_EU/family?size=8

Käyttö

Hämärätunnistus

Hämärätunnistin ohjaa valot päälle pimeään aikaan ja sammuttaa ne automaattisesti auringon noustessa.

Jatkuva sähkönsyöttö valaisimille.

Liiketunnistin – ryhmittelemätön

Yksittäiset valopisteet nostavat valaistustasoa liikkeen mukaan. Kun liikettä ei enää havaita, valaistustaso laskee haluttuun tasoon tai sammuu.

Jatkuvassa sähkönsyötössä voidaan käyttää hämärätunnistintoimintoa estämään valaisimia syttymästä liikkeestä päivällä ja sammuttamaan valaisimet auringon noustessa.

Liiketunnistin – ryhmitely

Ryhmän valopisteiden valaistustaso nousee automaattisesti edellisten sensorien havaittua liikettä. Kommunikointi tapahtuu multisensorien välillä mesh-verkon avulla.

Lisäominaisuudet

Mobiilisovellus

Android-laitteille on olemassa mobiilisovellus, iPhone-sovellus on tulossa. Sovellus on ladattavissa Google Play storesta nimellä **Philips Outdoor Sensor Configurator**.


• Ohjelmointi

Sovelluksella voit ohjelmoida pylvään juurelta valaistustasot sekä ajan, jonka valaistustaso pysyy yllä liikkeen havaitsemisen jälkeen.

• Käyttäjätunnus

Voit käyttää samaa tunnusta kuin Service tagissa. Sovelluksessa voi myös luoda uuden käyttäjätunnuksen.

- Lisää turvallisuutta ja vähentää rikollisuutta
- Säästää energiaa ja vähentää häiriövaloa
- Parantaa ihmisten hyvinvointia



Tekniset tiedot

Outdoor MultiSensor LRI8135/00

Mitat	Ø 80 x 60
Väri	Läpinäkyvä savunharmaa
Käyttölämpötila	–40°C – +70 °C
Elinikä	100 000 tuntia
Luokitukset	IP66, IK08
Sertifikaatit	DALI-2, ZD4i
Standardit	CE, UKCA, UL



Tutkan ominaisuudet

Asennuskorkeus	4–12 m
Havaintokulma	± 82,5° säädettävissä –45° oletusarvo
Havaintoetäisyys (kallistuskulma 0°, 12 m:n korkeudessa)	Max. 15 m jalankulkijoille/ pyöräilijöille Max. 30 m ajoneuvoille
Havaitsemisnopeus	Max. 145 km/h
Pylväiden välinen etäisyys	Max. 70 m näköetäisyydellä



Tyyppi	Tuote	Tilausnumero
LRI8135 OUTDOOR MULTISENSOR	Tutkalla toimiva sensori, jossa monta tunnistinta: liike, hämärä, kallistus, törmäys, ääni ja lämpötila	28.075.12

3D-tulostetut valaisimet

vähentävät hiilijalanjälkeä ja materiaali-jätettä



Näin helposti tilaat tarpeisiisi räätälöidyn valaisimen:

Valitse
koko

Valitse
väri

Valitse
tekstuuri

Määritä muut
ominaisuudet

Tilaa!



* Luvut perustuvat 3D-tulostetun projektorin rungon ja jäähdtyselementin vertailuun perinteisesti valmistetun paineistetun alumiiniprojektorin osien kanssa. Muiden tuotteiden tiedot vaihtelevat.

3D-tulostetut valaisimet ovat
**joustava, helppo ja ympäristö-
ystävällinen** ratkaisu, joka voidaan
räätälöidä tarpeidesi mukaan

Näin tilaat 3D-tulostetun valaisimen:



Vaihe 1:

Skannaa QR-koodi
ja valitse haluamasi
valaisintyyppi.



Vaihe 2:

Tämän jälkeen **valintatyökalu**
tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja
riippuen valitusta
valaisintyypistä.

**Aloita suunnittelu
ja valitse:**

- Asennustapa
- Tekniset ominaisuudet
(luumen, kelvin, RA)
- Valaisimen väri
- Tekstuuri
- Liitäntälaitte
- Kupu
- Valaisinten lukumäärä

Kun olet suunnitellut
haluamasi valaisimen,
sivun alareunassa on
konfiguraatiokoodi, joka
on valaisimen tuotekoodi.
Voit myös ladata valaisimen
tuoteselosteen.



Vaihe 3:

Klikkaa **"Lisää
tarjoukseen"**. Nyt
voit joko lähettää
tarjouspyynnön
valaisimesta eteen-
päin tai suunnitella
lisää valaisimia
tarjoukselle.



Vaihe 4:

Voit lähettää
tarjouspyynnön
siirtymällä
ostoskoriin ja
valitsemalla
"Pyydä tarjous"
ja täyttämällä
yhteystietolomakkeen.



Vaihe 5:

Olemme nyt vastaan-
ottaneet kyselysi
ja lähetämme sinulle
hinnan ja tarjouksen
valaisimesta.



Vaihe 6:

Vahvista tilaus.
Toimitamme
3D-tuotteesi
3-4 viikossa.

Suunnittele 3D-valaisin: <https://www.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions>

Signify
myCreation

3D-tulostettu räätälöity valaistus tukee kiertotaloutta


Vuonna 1985 julkaistiin Dire Straitsin albumi Brothers in Arms, joka oli ensimmäinen Philips CD:llä julkaistu levy. CD-levyt ovat ajan saatossa korvautuneet musiikin suoratoistopalveluilla, ja CD-levyjen ohella myös esimerkiksi DVD- ja DCROM-levyt ovat jääneet varastoon keräämään pölyä. Philips antaa näille levyille nyt uuden elämän, sillä 3D-tulostettujen valaisimien materiaali koostuu vanhojen levyjen polykarbonaatista. Uudelleen käytetyn polykarbonaatin valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat jopa 86 % pienemmät verrattuna alumiiniin valaisimiin.

3D-tulostetut valaisimet antavat mahdollisuuden suunnitella tilaan täydellisesti sopivan valaisimen käyttökohteesta riippumatta. Valittavissa on laaja valikoima väriyhdistelmiä, kuvun läpinäkyvyyssvaihtoehtoja ja tekstuureja, jotka mahdollistavat lähes loputtoman määrän erilaisia yhdistelmiä. Valittavanasi on niin alasvaloja kuin ripustettavia valaisimia ja kohdevalaisimia.




Signifyn mullistavan uuden tekniikan avulla voit luoda räätälöityjä valaisimia murto-osalla mittatilausvalaistuksen hinnasta

Ripustettavat toimistovalaisimet



• Drum • Elegant • First • Cord • Original • Special editions • Dome

Teollisuusvalaisimet



Alasvalot

Kohdevalaisimet



Lue lisää tuotesarjoista ja tutustu online-suunnittelutyökaluun:

<https://www.pro.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions>

Philips-valaisimien tuoteperheen vaihtoehdot

Näin luet Philips-valaisimien tyyppimerkintää

Jokaisen tuoteperheen sivuilla on Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot -taulukko, joka kertoo selkeästi kaikki vaihtoehdot, joita valaisimesta on saatavana. Mahdolliset rajoitukset on merkitty merkinnöillä *1), *2) jne. Eri valaisimille on eri määrä vaihtoehtoisia tai valinnaisia ominaisuuksia tuoteperheestä riippuen.


Kaikille tuotevaihtoehdoille ei ole valmista tuotekoodia tai sähkönumeroa, vaan ne tyyppitetään ko. merkinnöillä. Suosittelemme myös tarkentamaan halutut ominaisuudet lisätietoina valaistussuunnitelmaan.

Philips tekee jatkuvasti tuotekehitystä, joten tuoteperheiden ominaisuuksissa ja vaihtoehdoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Esimerkinä on **CoreLine Panel** -toimistovalaisin.

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)								
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Rungon mitat	Liitin	Tunnistin	Turva- valaistus
RC132V	34S 36S 40S 43S 48S 50S 29_36_43S	830 840 940 UE840	PSU PSD WIA SIA	NOC OC	W60L60 W30L120	W3 W5	IA4	ELB3

LED34S = 3 400 lm, LED34_31_43S = vaihdettava valovirta 3 100–4 300 lm, UE840 = valotehokkuudeltaan parempi Ultra Efficiency-versio, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, W60L60 = 600 x 600 mm, W30L120 = 300 x 1 200 mm, W3 = Wieland-liitin, W5 = Wieland-liitin, 5-napainen, IA4 (Interact) = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Bluetooth-yhteys, ELB3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla




Olemme jaotelleet valaisimet kolmeen luokkaan niiden ominaisuuksien ja hintatason mukaisesti. Tämä helpottaa valintaa tuotekategorian sisällä.

Luettelossa on esitelty vain osa valaisinmallistostamme. Kaikki tuotteet löydät internet-sivuilta signify.com/fi-fi

Lyhenteiden selitykset

930	3 000 K (Ra > 90; R9 > 50)
940	4 000 K (Ra > 90; R9 > 50)
A	Epäsymmetrinen optiikka
ATEX	Räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivat valaisimet
B2KW	2 m:n kaapeli (B2ca) & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen)
B2KWD	2 m:n kaapeli (B2ca) & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen) + 2 m:n kaapeli & Wieland-pistoliitin (BST14 / 2-johtoinen)
BAP	Soveltuu näyttöpäätetyöskentelyyn
BP	Pallonkestävä
BR	Kiinnityssanka
BU840	BioUp Cyan Enhanced Spectrum
BV	Yksittäisvalaisin
BW	0,5 m:n kaapeli (B2ca) & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen)
BWD	0,5 m:n kaapeli (B2ca) & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen) + 0,5 m:n kaapeli & Wieland-pistoliitin (BST14 / 2-johtoinen)
C	Korkeakiiltoinen heijastin
CH	Champagne
CLO	Vakiovalovirta
CLO-VLC	Vakiovalovirta, koodattu valo
CM	Coded Mains -liitäntälaite
CPC	Asennus symmetriseen piilolistaan
DA25N	Kaksoisepäsymmetrinen (25°), kapea keilakulma
DA25W	Kaksoisepäsymmetrinen (25°), leveä keilakulma
DA35W	Kaksoisepäsymmetrinen (35°) leveä keilakulma
DA45W	Kaksoisepäsymmetrinen (45°), leveä keilakulma
DC	Turvavalaisin keskusajonjärjestelmään
DDFX	DynaDimmer-asetus
DEIA-VLC-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva, koodattu valo, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
DGR	Tummanharmaa
DIA	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva
DIA-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva
DIA-VLC	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva, koodattu valo
DIA-VLC-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva, koodattu valo
E2KW	2 m:n kaapeli & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen)
E2WKD	2 m:n kaapeli & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen) + 2 m:n kaapeli & Wieland-pistoliitin (BST14 / 2-johtoinen)
EL3	Turvavalaisin kolmen tunnin akulla, Power over Ethernet -virransyöttö
ELB3	Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
ELD3	Turvavalaisin kolmen tunnin akulla, DALI-ohjaus
ELE3	Turvavalaisin kolmen tunnin akulla, matalajännitekäyttöön
ELP3	Turvavalaisin kolmen tunnin akulla, itsetestaus
ELW3	Turvavalaisin kolmen tunnin akulla, langaton Interact-ohjaus
EW	0,5 m:n kaapeli (Eca) & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen)
EWD	0,5 m:n kaapeli (Eca) & Wieland-pistoliitin (GST18i3 / 3-johtoinen) + 0,5 m:n kaapeli & Wieland-pistoliitin (BST14 / 2-johtoinen)
F	Fasetoitu heijastin
FG	Karkaistu tasolasi
FMT	Fresh Food Meat, soveltuu esimerkiksi elintarvikekauppoihin
FR	Frost
GC	Kirkas suojalasi
GCC	Kirkas suojalasi
GCO	Opaali suojalasi
GR	Vaaleanharmaa
H4	Läsnäolo- ja päivänvalotunnistin Interact, Bluetooth-yhteys, soveltuu korkeisiin tiloihin
HE	High Efficient, korkea energiatehokkuus
HGB	Liitäntälaite sangassa
HMB	High Efficient, keskileveä keilakulma
HNB	High Efficient, kapea keilakulma
HRO	Korkean hyllyvälin optiikka
HVWB	High Efficient, erittäin leveä keilakulma
HWB	High Efficient, leveä keilakulma
I	Suojausluokka I
IA5	Läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentasotunnistin (Interact), BLE-beacon
IA6	Läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentaso-, ihmismäärän tunnistin (Interact), BLE-beacon
IA9	Bluetooth-antenni (Interact), vaatii ulkoisen tunnistimen
II	Suojausluokka II
IP	Valaisimen IP-luokka, joka kertoo laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan
L	Ulkoinen häikäisysoja
LGR	Vaaleanharmaa
LO	Integroitu häikäisysoja
LTM	Integroitu häikäisysoja (keskellä)
M	Mattaheijastin
MB	Keskileveä keilakulma
MDU	Motion Detection Unit, tutkalla toimiva liiketunnistin. Tarkista tuotekohtaisesti kuuluuko tunnistimen yhteyteen muita ominaisuuksia.
MLO	Mikroprismaoptiikka UGR < 19, IP20
MSP	Merivedenkestävä
NB	Kapea keilakulma
NB-HRO	Kapea keilakulma, korkean hyllyvälin optiikka
NBA	Säädettävä optiikka
NOC	Ei toimistoyhteensopiva, yleisvalaistukseen
O	Opaali
OC	Toimistoyhteensopiva (UGR < 19)
PC	Varustettu polykarbonaattikuvulla, soveltuu elintarviketeollisuuteen
PC930	PremiumColor 3 000 K (Ra > 90)
PCC	Kirkas suojalasi, polykarbonaattia
PCO	Opaali suojalasi, polykarbonaattia
PCS	Polykarbonaattioptiikka UGR < 19, IP54/20 (ilman sensoreita/turvavalo-ominaisuutta)

PCV	Kipsilevykatto
PG	Kirkas sulkulasi
PGO	Opaali sulkulasi
PI3	3-napainen pikaliitin
PI5	5-napainen pikaliitin
PI6	6-napainen pikaliitin
PI7	7-napainen pikaliitin
PIP	Vedonpoistaja
POE	Säädettävä liitäntälaite, Power over Ethernet -ohjaus ja -virransyöttö
POE-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, Power over Ethernet -ohjaus ja -virransyöttö
PSA	Säädettävä liitäntälaite AmpDim-ohjaus
PSD	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus
PSD-CLO	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, vakiovalovirta
PSD-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus
PSD-SR	Säädettävä liitäntälaite, System Ready
PSDD	Säädettävä liitäntälaite, DynaDimmer-ohjaus
PSDD-CLO	Säädettävä liitäntälaite, DynaDimmer-ohjaus, vakiovalovirta
PSD-T	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus ja TouchDim-ohjaus
PSE-E	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
PSED	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
PSED-CLO	Säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö), vakiovalovirta
PSED-CLO-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, vakiovalo-ominaisuus, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
PSED-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
PSED-VLC-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, koodattu valo, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
PSR	Säädettävä liitäntälaite, vaihehimmennettävä
PSR-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, vaihehimmennys tai 1–10 V -himmennys
PSU	Ei-säädettävä liitäntälaite
PSU-E	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite
PSU-VLC	Ei-säädettävä liitäntälaite, koodattu valo
PW930	PremiumWhite 3 000 K (Ra>90)
SC	Ripustussarja
SEIA	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
SEIA-CLO	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, vakiovalovirta, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
SEIA-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
SI	Harmaa
SIA	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni
SIA-CLO	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, vakiovalo-ominaisuus
SIA-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori
SM2	Vaijeriripustimet, kattokiinnike ja kytkentäkattokuppi
SMT	Vaijeriripustimet
SMT-HD	Extreme-mallin ripustusvaijerit 4 m
SMTT	Vaijeriripustimet, T-listakiinnikkeet, ei kattokuppia
SPO	Uimahalliin soveltuva versio
SRD	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori
SRD-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori
SRED	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
SRED-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, DC-virransyöttöön (230 V turvavalokäyttö)
SRG10	Ylijännitesuoja 10 kV
SRT-BV	Zhaga-liitin valaisimen päällä, liitäntälaite irrallisena
SRT-HGB	Zhaga-liitin valaisimen päällä, liitäntälaite sangassa
SW2	Vaijeriripustimet, kattokiinnikkeet, ei kattokuppia
SWP	Uimahalliin soveltuva versio
TCW5	Varustettu 3-vaiheisella ketjutuksella valaisimen toisessa päässä
TW1	Varustettu sisäisellä 1-vaiheläpipojdotuksella
TW3	Varustettu sisäisellä 3-vaiheläpipojdotuksella
TW9	Tunable white
TWBU	Tunable white + BioUp
TWH	Tunable white
U0	Tyhjä sensoripaikka, Power over Ethernet -virransyöttö
U3	Interact-tunnistin (multisensori SNS400 + ZigBee-Bluetooth-antenni + infrapunavastaanotin POE- tai SRD-liitäntälaitteelle)
U4	Läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Bluetooth-yhteys, vaihdettava tunnistinyksikkö
U5	Läsnäolo-, päivänvalo-, lämpötila-, kosteus- ja äänentasotunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö
U6	Läsnäolo-, päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentaso- ja ihmismäärän tunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö
U9	Bluetooth-antenni (Interact), vaatii ulkoisen tunnistimen, vaihdettava antenniyksikkö
VLC	Koodattu valo
VPC	Asennus kattoon, jossa on näkyvä T-lista
VWB	Erittäin leveä keilakulma
W	Wieland-liitin
W4	Wieland-liitin (4-napainen)
W5	Wieland-liitin (5-napainen)
W5	Wieland-liitin (5-napainen)
W7	Wieland-liitin (7-napainen)
WB	Leveä keilakulma
WB-OC	Leveä keilakulma, toimistoyhteensopiva
WEIA	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, keskusakustollinen turvalaistus
WEIA-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, keskusakustollinen turvalaistus
WH	Valkoinen
WIA	Säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus
WIA-E	Säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus
WR	Valkoinen heijastin
XA	Extra Efficient, erittäin energiatehokas
XNB	Erittäin kapea keilakulma
XT	Extreme-malli korkeisiin lämpötiloihin



Loisteputkien aika on nyt ohi!

Euroopan unionin RoHS¹⁾-direktiivi rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, kuten elohopean käyttöä valaistustuotteissa. Direktiivi sisälsi poikkeuksia, joita Euroopan komissio on nyt tarkastellut uudelleen, mikä vaikuttaa merkittävästi loisteputkilamppujen tulevaisuuteen.

Lisäksi SLR-säädösten²⁾ (ekosuunnitteludirektiivi, syyskuusta 2021 lähtien) myötä on poistunut tuotteita, jotka eivät vastaa enää uusia energiatehokkuusvaatimuksia. Molempien direktiivien tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ympäristöystävällisillä valaistustuotteilla.

RoHS:n pääseuraamukset

Yleisvalaistustarkoituksiin:

- T5- ja T8-loisteputket poistuivat 24.8.2023
- Pienoisloistelamput poistuivat 24.2.2023

Uutta

SRL:n pääseuraamukset

- Useita tuotteita poistui jo 1.9.2021
- Halogeenipienoislamput poistuivat 1.9.2023
- T8-loisteputket poistuvat (600 mm, 1 200 mm, 1500 mm)³⁾

Valmistaudu tulevaan Philipsin LED-ratkaisujen avulla

- Laadukkain LED-teknologia tarjoaa useita etuja
 - Radikaalisti pienemmät energiakustannukset ja pitempi käyttöikä
 - Parempi valaistus perinteisiin valaistustuotteisiin verrattuna – vähemmällä ylläpidolla
 - LED-lamput ja -valaisimet voidaan myös liittää osaksi älykästä valaistuksen ohjausjärjestelmää
- Kattava portfolio tulevaisuuteen valmiita, helposti asennettavia ja erittäin laadukkaita Philipsin LED-lamppuja ja -valaisimia, jotka tekevät LEDiin siirtymisestä mahdollisimman helppoa kaikissa kohteissa.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä
lighting.fi@signify.com tai
0207 809 410 (arkisin).

¹⁾ Vaarallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

²⁾ Single Lighting Regulation

³⁾ Sekä SLR ja RoHS vaikuttavat, toteutuu RoHSin aikataulun mukaisesti

LEDiin vaihtaminen on helppoa

Alta löydät tietoa, miten säädökset vaikuttavat perinteisten valonlähteiden poistumiseen markkinoilta ja korvaavuustietoa LED-ratkaisuista.

Tuotteet, joihin RoHS vaikuttaa	Poistumisaikataulu*		Korvaavat Philipsin LED-ratkaisut	RoHS-poikkeusten jatkoajat	
	24.2.2023	24.8.2023		24.2.2025	24.2.2027
Loisteputkilamppujen tuoteportfolio					
	Pienoisloistelamput PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q				
	Pienoisloistelamput (pidempi käyttöikä) PL-C, PL-T, PL-L Xtra				
	T8-loisteputket T8				
	T5-loisteputket T5				
	Loisteputket (pidempi käyttöikä) T8 Xtreme, T5 Xtra				
	Jatkuu: Rengasloistelamput ja U-muotoiset loistelamput TL-E Circular (T9), TL-D U				
	Jatkuu: Loisteputket elintarvikekäyttöön ja teollisuuteen Master TL-D food, TL5 Secura				
	Jatkuu: Loisteputket turvalokäyttöön				
	Jatkuu: Loisteputket räjähdysalttiisiin olosuhteisiin / julkiseen liikenteeseen** TL-X XL, TLD 36W 1m				
Purkauslamput ja erikoiskäyttökohteiden tuoteportfolio					
	Jatkuu: HPS-suurpainenatriumlamput (SON)				
	Jatkuu: Monimetallilamput (kvartsi-MH/keramiainen MH)				
	Jatkuu: CDM-monimetallilamput				
	Jatkuu: MSA-, MSD- ja MSR-lamput				
	Jatkuu: HPS-suurpainenatriumlamput ammattiviljelyyn				
	Jatkuu: Värilliset loisteputket, TL-D ja UHP-lamput (Philips MSD platinum -lamput) painatukseen yms.				
	Jatkuu: UHP-projektorilamput				
	Jatkuu: UV – A-, B- ja C-lamput (mukaan lukien TL-D Blacklight Blue)				

* Markkinoilla olevia tuotteita voidaan edelleen myydä näiden päivämäärien jälkeen, mutta uusia tuotteita ei saa enää tuoda markkinoille.

** RoHS ei vaikuta

Perinteisiä loisteputkia vastaavat LED-valaisimet

T5-loisteputket

Teho	Pituus	Perinteisen lampun valovirta	Valastaavan LED-valaisimen valovirta	Vastaava LED-valaisin
14 W	549 mm	1 200 lm	n. 840 lm / valaisin	KeyLine SM350C LED9S KeyLine SM350C LED14S
28 W	1 149 mm	2 400 lm	n. 1 700 lm / valaisin	KeyLine SM350C LED18S KeyLine SM350C LED27S TrueLine SM530C LED15S
35 W	1 449 mm	3 300 lm	n. 2 300 lm / valaisin	KeyLine SM350C LED23S TrueLine SM530C LED25S
54 W	1 149 mm	4 450 lm	n. 3 100 lm / valaisin	CoreLine Surface-mounted SM136V LED31S KeyLine SM350C LED40S KeyLine SM350C LED34S
80 W	1 450 mm	6 300 lm	n. 4 500 lm / valaisin	CoreLine Panel RC132V LED43S PowerBalance Panel Panel RC461B PSD LED60S FlexBlend S&S SM340P LED50S Keyline SM350C LED50S TrueLine SM530C LED50S CoreLine Batten BN126C LED64S (1 135mm)
2x28 W	1 149 mm	yht. 4 800 lm	n. 3 400 lm / valaisin	Ledinaire Surface-mounted SM060C LED34S CoreLine Surface-mounted SM136V LED34S KeyLine SM350C LED40S
3x14 W	600 mm	3 600 lm	n. 2 500 lm / valaisin	Ledinaire Panel RC065B LED34S Coreline Panel RC132V LED36S FlexBlend RC340B LED36S
4x14 W	600 mm	4 800 lm	n. 3 360 lm / valaisin	Ledinaire Panel RC065B LED41S Coreline Panel RC132V LED43S FlexBlend Panel RC340B LED42S

T8-/TL-D-loisteputket

18 W	590 mm	1 350 lm	n. 950 lm / valaisin	Ledinaire Waterproof WT060C LED18S Keyline SM350C LED9S Keyline SM350C LED14S
36 W	1 200 mm	2 850 lm	n. 2 000 lm / valaisin	Ledinaire Waterproof WT060C LED25S Coreline Waterproof WT120C LED27S Keyline SM350C LED27S FlexBlend S&S SP340P LED28S
58 W	1 500 mm	5 200 lm	n. 3 600–3 700 lm / valaisin	Ledinaire Waterproof WT060C LED56S Coreline Waterproof WT120C LED34S Coreline Surface-mounted SM136V LED37S Keyline SM350C LED34S FlexBlend S&S SP340P LED35S
2x36 W	1 200 mm	yht. 5 700 lm	n. 4 000 lm / valaisin	Coreline Waterproof WT120C LED40S Coreline Trunking LL212X LED53S Coreline Batten BN126C LED64S (1 135mm) Ledinaire Surface-mounted SM060C LED40S Coreline Surface-mounted SM136V LED43S FlexBlend S&S SP340P LED42S Keyline SM350C LED50S TrueLine SM530C LED50S
2x58 W	1 500 mm	yht. 10 400 lm	n. 7 200–7 400 lm / valaisin	Ledinaire Waterproof WT060C LED80S Coreline Waterproof WT120C LED80S Pacific LED WT470C LED80S (1 600 mm) Coreline Trunking LL217X LED80S (1 700mm) Coreline Batten BN126C LED80S FlexBlend S&S SP342P LED70S TrueLine SP532P LED77S
3x58 W	1 500 mm	yht. 15 600 lm	n. 10 900 lm / valaisin	Pacific LED Gen5 Value WT475C LED107S (1 800 mm) Coreline Trunking LL217X LED120S (1 700 mm) Coreline Batten BN126C LED100S (1 800 mm)

Perinteisiä pienloiste-, pistokantaloiste-, halogeeni- ja hehkulamppuja vastaavat LED-valaisimet

Teho	Tyyppi	Perinteisen lampun valovirta	Vastaava LED-valaisin
25 W	G9	200 lm	Ledinaire All-in Spot RS071B 5S/827_30_40 (550 lm) Ledinaire ClearAccent RS060B LED5-36 Coreline Recessed Spot RS140B LED6-32 Coreline Recessed Spot RS140B LED12-36 GreenSpace Accent Fixed RS340B LED17S GreenSpace Accent Fixed RS340B LED27S
35 W	GU10	265 lm	
40 W	G9	400 lm	
50 W	GU10	400 lm	
50 W	GU5.3	600 lm	
80 W	R7S	1 400 lm	
13 W	PLC	500 lm	Coreline SlimDownlight DN145B LED6S Ledinaire SlimDownlight DN065B LED10 Coreline Downlight DN140B LED10S Coreline SlimDownlight DN145S LED10S GreenSpace Downlight DN460B LED11S
40 W	E14	500 lm	
18 W	PLC	700 lm	
60 W	E27	800 lm	
26 W	PLC	1 000 lm	
75 W	E27	1 000 lm	
2x26 W	PLC	2 000 lm	Ledinaire SlimDownlight DN065B LED20 Ledinaire SlimDownlight DN065B LED20 Coreline Downlight DN140B LED20S Coreline SlimDownlight DN145S LED20S GreenSpace Downlight DN470B LED20S
1x36 W	PLL	2 000 lm	
1x150 W	E27	2 500 lm	

Perinteisiä purkauslamppuja vastaavat LED-valaisimet

Suurpainenatrium SON-T

Teho		Perinteisen lampun valovirta	Valastaavan LED-valaisimen valovirta	Vastaava LED-valaisin
150 W		17 500 lm	n. 13 825–13 125 lm	Ledinaire Highbay BY030P LED150_220_280S Coreline Highbay BY121P G4 LED200S GentleSpace BY480P LED130S
250 W		33 200 lm	n. 26 228–24 900 lm	Ledinaire Highbay BY030P LED150_220_280S Coreline Highbay BY122P G4 LED250S GentleSpace BY481P LED250S
400 W		56 500 lm	n. 44 635–39 500 lm	GentleSpace BY481P LED350S

Monimetalli HIT

100 W		9 400–10 700 lm	n. 7 500–8 000 lm	
150 W		14 000 lm	n. 11 060–10 500 lm	Ledinaire Highbay BY030P LED150_220_280S Coreline Highbay BY120P G4 LED100S GentleSpace BY480P LED130S
250 W		20 000 lm	n. 15 800–15 000 lm	Ledinaire Highbay BY030P LED150_220_280S Coreline Highbay BY121P G4 LED200S GentleSpace BY480P LED170S
400 W		40 000 lm	n. 31 600–30 000 lm	GentleSpace BY481P LED350S

Elohopea HPL, HQL

80 W		3 800 lm	n. 2 600 lm	
125 W		6 300 lm	n. 4 400 lm	
250 W		12 700 lm	n. 10 033–9 525 lm	Ledinaire Highbay BY020P G2 LED105S Ledinaire Highbay BY030P LED150_220_280S Coreline Highbay BY120P G4 LED100S GentleSpace BY480P LED130S
400 W		22 000 lm	n. 17 380–16 500 lm	Ledinaire Highbay BY021P G2 LED205S Ledinaire Highbay BY030P LED150_220_280S Coreline Highbay BY121P G4 LED200S GentleSpace BY480P LED170S



Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Panel

RC065B



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut
myymälät ym. sisä-
tilat

Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire Panel on markkinoiden hinta-laatusuhteeltaan paras moduulivalaisin toimistoihin tai yleisvalaistukseen. Valaisin tuottaa miellyttävän tasaista ja laadukasta valoa. Ledinaire Panel on erityisen helppo asentaa pikaliittimen ja ruuvittoman vedonpoiston ansiosta. Saatavana kiinteä tai vaihdettava värilämpötila ja teho DALI- tai ON/OFF-versiona.

Luokitukset ja käyttö	IP20/40
Materiaali	Runko terästä, kehys akrylaattia ja optiikka muovia
Väri	Valkoinen
Valovirta	3 400 ja 4 100 lm, saatavana myös vaihdettavalla valovirralla
Ottoteho	28 W
Valotehokkuus	<120 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840/860 Saatavana CCT-versiot, joissa säädettävä värilämpötila 3 000/3 500/4 000 K
Optiikka	Toimistoyhteensopiva optiikka (OC), URG <19 tai yleisvalaistukseen soveltuva optiikka (NOC) UGR <23
Valaisimen hyötykäyttöikä	75 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkeä	Saatavana lisävarusteita ripustukseen, pinta-asennukseen ja kipsilevyille (myös osa CoreLine Panel -sarjan lisävarusteista soveltuu). Monia asennusta helpottavia ominaisuuksia: pyöräytettävä pikaliitin paneelin ja liitäntälaitteen välissä, vedonpoisto ilman ruuveja.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)



Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	Saatavissa on/off tai DALI , ketjutettava
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-ledinaire-panel-gen5/LP_CF_RC065B_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Koko	Op- tiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Elinikä	Tilaus- numero
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3 400	28	600x600	NOC	Ra80 / 4 000 K	On/off	75 000 h L ₈₀	41 514 20
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC 6PK SC	3 400	28	600x600	NOC	Ra80 / 4 000 K	On/off	75 000 h L ₈₀	41 514 22
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	3 400	28	600x600	OC	Ra80 / 4 000 K	On/off	75 000 h L ₈₀	41 514 23
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3 400	28	600x600	OC	Ra80 / 4 000 K	DALI	75 000 h L ₇₀	41 514 24
Säädettävä värilämpötila CCT								
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3 400/3 600	28	600x600	NOC	Ra80 / 3 000/ 3 500/4 000 K	On/off	75 000 h L ₇₀	41 514 25
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3 400/3 600	28	600x600	OC	Ra80 / 3 000/ 3 500/4 000 K	On/off	75 000 h L ₇₀	41 514 26
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3 400/3 600	28	600x600	OC	Ra80 / 3 000/ 3 500/4 000 K	DALI	75 000 h L ₇₀	41 514 27
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3 400/3 600	28	300x1200	OC	Ra80 / 3 000/ 3 500/4 000 K	On/off	75 000 h L ₈₀	41 514 28

OC = toimistoyhteensopiva optiikka näyttöpäätetyöskentelyyn, UGR < 19
NOC = yleisvalaistusoptyikka

Lisävarusteet

RC159Z SMB W60L60	Pinta-asennuskehys 600x600, ON/OFF ja DALI	41 514 34
RC159Z Safety cable	Turvavaijeri, ON/OFF ja DALI	41 514 39
RC159Z SME-3 WH	Ripustussarja, valkoinen, ON/OFF	41 514 41
RC159Z SME-4 WH	Ripustussarja, valkoinen, DALI	41 514 40
RC159Z SMB-PLC	Alakattokiinnikesarja, kipsilevykannakkeet x4, ON/OFF ja DALI	41 514 42

Saatavana useita muita valaisintyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.lighting.philips.fi/p/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/ledinaire-panel-gen5/LP_CF_RC065B_EU/family

RC159Z SMB W60L60




RC159Z



RC159Z SME-3 WH



RC159Z SMB-PLC



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

UE Ultra Efficient

interact ready

Upotettava

Pinta-asennettava

Ripustettava

CoreLine Panel

RC132V



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut
myymälät ym. sisä-
tilat

Klikkaa
esitteeseen

CoreLine Panel on erittäin ohut ledipaneelivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistusvaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Valaisin kuuluu langattoman ohjauksen mahdollistavaan Interact Pro -tuoteperheeseen. Lisävarusteilla valaisin voidaan asentaa kattopintaan tai ripustaa.

Luokitukset ja käyttö	IP20/44, IP20/40, IP20/65, IP65 Katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko terästä, kehys alumiinia ja optiikka muovia
Väri	Valkoinen
Valovirta	2 900–5 000 lm, saatavana myös vaihdettavalla valovirralla
Ottoteho	22–42 W
Valotehokkuus	< 140 lm/W, saatavana korkean valotehokkuuden mallit (UE) 160 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840/UE840/940 Erikoistilauksesta 835, 865, 930 SDCM < 3
Optiikka	Toimisto-optiikka OC (Office Compliant) UGR < 19 = mikropriismaattinen optiikka tai yleisoptiikka NOC (Non Office Compliant) UGR < 22
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000h L ₉₀ , 100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Helposti asennettavissa T-listakattoon ja lisävarusteilla kipsilevykattoon, pinta-asennukseen tai ripustusasennukseen. Ryhmäjohdon ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja- automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvavalaisin. Asennuslisävarusteet, katso asennus- ja kytkentäohje.
Tunnistimet	Integroitu tunnistin: päivänvalo- ja läsnäolotunnistin
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/ philips-coreline-panel-g6/LP_CF_RC132V_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)								
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Rungon mitat	Liitin	Tunnistin	Turva- valaistus
RC132V	34S 36S 40S 43S 48S 50S 29_36_43S	830 840 940 UE840	PSU PSD WIA SIA	NOC OC	W60L60 W30L120	W3 W5	IA4	ELB3

LED34S = 3 400 lm, LED34_31_43S = vaihdettava valovirta 3 100–4 300 lm, UE840 = valotehokkuudeltaan parempi Ultra Efficiency-versio, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, W60L60 = 600 x 600 mm, W30L120 = 300 x 1 200 mm, W3 = Wieland-liitin, W5 = Wieland-liitin, 5-napainen, IA4 (Interact) = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, ELB3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600	26	300 x 1200	OC	Ra80/4 000 K	Interact	41 514 51
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600	26	300 x 1200	OC	Ra80/4 000 K	DALI	911401891085
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600	26	300 x 1200	OC	Ra80/4 000 K		911401890785
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600	26	300 x 1200	NOC	Ra80/4 000 K		911401890485
RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400	26	600 x 600	OC	Ra80/3 000 K	Interact	911401802187
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600	26	600 x 600	OC	Ra80/4 000 K	Interact	41 514 49
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300	31	600 x 600	OC	Ra80/4 000 K	Interact	41 514 50
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600	26	600 x 600	OC	Ra80/4 000 K		41 514 44
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400	26	600 x 600	OC	Ra80/3 000 K		911401807687
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600	26	600 x 600	OC	Ra80/4 000 K	DALI	41 514 45
RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	5 000	38	600 x 600	OC	Ra80/4 000 K	DALI	41 514 46
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4 300	32	600 x 600	OC	Ra80/4 000 K	Interact*	910505102802
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4 000	32	600 x 600	OC	Ra80/3 000 K	Interact*	910505102803
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600	26	600 x 600	NOC	Ra80/4 000 K		41 514 43
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400	26	600 x 600	NOC	Ra80/3 000 K		911401807587
Vaihdettava valovirta							
RC132V G6 40-43S/830-840 WIA 30x120 OC	4 000–4 300	31	300 x 1200	OC	Ra80/3 000/3 500/ 4 000 K	Interact	911401807487
RC132V G6 29-43S/830-840 PSD W30L120 OC	2 900/3 100/3 350/ 3 600/4 000/4 300	22/31	300 x 1200	OC	Ra80/3 000/3 500/ 4 000 K	DALI	41 514 48
RC132V G6 40-43S/830-840 WIA 60x60 OC	4 000–4 300	31	600 x 600	OC	Ra80/3 000/3 500/ 4 000 K	Interact	911401807387
RC132V G6 29-43S/830-840 PSD W60L60 OC	2 900–4 300	22/31	600 x 600	OC	Ra80/3 000/3 500/ 4 000 K	DALI	41 514 47
RC132V G6 31-43S/940 PSD W60L60 OC	3 100/3 600/4 300	26/38	600 x 600	OC	Ra90/4 000 K	DALI	911401801787
RC132V G6 29-43S/830-840 PSU W60L60 OC	2 900/3 100/3 350/ 3 600/4 000/4 300	22/31	600 x 600	OC	Ra80/3 000/3 500/ 4 000 K		911401891185
RC132V G6 29-43S/830-840 PSU W60L60 NOC	2 900/3 100/3 350/ 3 600/4 000/4 300	22/31	600 x 600	NOC	Ra80/3 000/3 500/ 4 000 K		911401801287

*Valaisimessa integroitu läsnäolotunnistin

Lisävarusteet		
RC159Z SME-3 WH	Ripustussarja, valkoinen, ON/OFF	41 514 41
RC159Z SME-4 WH	Ripustussarja, valkoinen, DALI	41 514 40
RC159Z SMB W60L60	Pinta-asennuskehys 600x600, ON/OFF ja DALI	41 514 34
RC159Z SMB W30L120	Pinta-asennuskehys 300x1200, ON/OFF ja DALI	41 514 35
RC159Z SMB-PLC	Alakattokiinnikesarja, kipsilevykannakkeet x4, ON/OFF ja DALI	41 514 42
RC159Z Safety cable	Turvavaijeri	41 514 39


Saatavana useita muita valaisintyyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-coreline-panel-g6/LP_CF_RC132V_EU/family?size=8

Tuotevaihtoehdot


CoreLine Panel

RC132V

RC132V WIA W60L60 OC




RC132V WIA W30L120 OC





Pinta-asennettava



Upotettava

Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Surface / Recessed

SM060C, RC060B

PHILIPS

Takuu
5 vuottaKäyttökohteet
Toimistot, koulut
myymälät ym. sisä-
tilatPinta-
asennus
Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire Surface on lineaarinen pinta-asennettava yleisvalaisin, joka soveltuu monipuolisesti eri sisätiloihin ja tarjoaa laadukasta ja tasaista valoa. Valaisimen mitat ovat 1 200x200 mm. Ledinaire Recessed on 600x600 -kokoinen uppoasennettava paneelivalaisin vastaaviin yleisvalaistuskohdeisiin.

Luokitukset ja käyttö	IP20, IK03
Materiaali	Runko terästä, optiikka muovia
Väri	Valkoinen
Valovirta	600x600 mm: 4 000 lm 1 200x200 mm: 3 400 lm
Ottoteho	34 ja 40 W
Valotehokkuus	< 100 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	840
Optiikka	110°, opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₆₅
Asennus ja kytkentä	Jousiliitinkytkentäräjä -o- 3x1,5 mm ² ja vedonpoistin
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Pinta- asennus Klikkaa ohjeeseen Uppo- asennus Klikkaa ohjeeseen

Valonjakotiedostot https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/philips-ledinaire-surface-mounted/LP_CF_SM060C_EU/family?size=8


EPD-dokumentti EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)


Tuotevaihtoehdot

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Asennus	Värilämpötila	Liitännä- laite	Tilausnumero
Pintavalaisin							
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3 400/4 000	28/33	200 x 1200	pinta-asennus	4 000 K	On/off	42 519 30

SM060C



RC060B



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact
ready

CoreLine Surface / Recessed



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut ym. sisätilat

Pinta-asennus
Klikkaa esitteeseen

Uppo-asennus
Klikkaa esitteeseen

SM136V / RC136B

CoreLine pinta- ja uppovalaisimen suorakulmainen runko on erittäin matala ja siinä on yksi kapea valoaukko (suorakaidemalli) tai kaksi valoaukkoa (neliömalli), mikä antaa sille siron ja pelkistetyn ulkonäön. Valaisin kuuluu langattoman ohjauksen mahdollistavaan Interact Pro -tuoteperheeseen.

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko terästä, optiikka muovia
Väri	Valkoinen
Valovirta	2 700–3 700 lm
Ottoteho	22–36 W
Valotehokkuus	< 120 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840, SDCM < 5
Optiikka	Toimisto-optiikka OC (Office Compliant) UGR < 19 tai yleisoptiikka NOC (Non Office Compliant) UGR < 22
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₇₅
Asennus ja kytkentä	SM136V: Pinta-asennus tai ripustusasennus lisävarusteella. Nelipistekiinnitys. RC136B: Uppoasennus T-listan päälle tai lisävarusteella kipsilevykattoon.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Pinta-asennus Klikkaa ohjeeseen Uppo-asennus Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisin. Asennuslisävarusteet, katso asennus- ja kytkentäohje.
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/philips-pinta-asennettava-coreline-surface-mounted-gen-4/LP_CF_SM136V_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

CoreLine Surface / Recessed

SM136V / RC136B

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Rungon mitat	Turvavalaistus
SM136V (pintamalli)	27S	830	PSU	NOC	W60L60	ELB3
RC136B (uppomalli)	37S	840	PSD	OC	W20L120 (vain pinta)	
	31S_37S_43S		WIA		W30L120 (vain uppo)	
	28S_34S_40S					
	40S					
	43S					

LED37S = 3 700 lm, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = Interact Pro -järjestelmän kanssa yhteensopiva ohjattava liitäntälaite, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, W60L60 = 600 x 600 mm, W30L120 = 300 x 1200 mm, W30L120 = 300 x 1200 mm, ELB3 = turvavalaistin 3 tunnin akulla

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Optiikka	Värilämpötila	Ohjaus	Tilaus-numero
Pintavalaisin							
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	4000	27,5	200x1 200	OC	Ra80/3 000 K	Interact	42 519 17
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	4300	27,5	200x1 200	OC	Ra80/4 000 K	Interact	42 519 18
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	3 600/4 500/6 000	23/38,5	200x1 200	NOC	Ra80/4 000 K		42 519 20
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3 600/4 500/6 000	23/38,5	200x1 200	OC	Ra80/4 000 K		42 519 22
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	3 600/4 500/6 000	23/38,5	200x1 200	OC	Ra80/4 000 K	DALI	42 519 24
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	3 400/4 300/5 700	23/38,5	200x1 200	OC	Ra80/3 000 K	DALI	42 519 26
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3 400/4 300/6 500	22,5/43,5	200x1 600	OC	Ra80/3 000 K	DALI	42 519 35
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3 600/4 500/6 800	22,5/43,5	200x1 600	OC	Ra80/4 000 K		42 519 38
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3 400/4 300/6 500	22,5/43,5	200x1 600	OC	Ra80/3 000 K		42 519 40
Uppovalaisin							
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	4300	27,5	300x1 200	OC	Ra80/4 000 K	Interact	42 519 14
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	4000	27,5	600x600	OC	Ra80/3 000 K	Interact	42 519 15
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	27,5	600x600	OC	Ra80/4 000 K	Interact	42 519 16
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	3 600/4 500/6 000	23/38,5	600x600	NOC	Ra80/4 000 K		42 519 19
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	3 600/4 500/6 000	23/38,5	600x600	OC	Ra80/4 000 K		42 519 21
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3 400/4 300/5 700	23/38,5	600x600	OC	Ra80/3 000 K	DALI	42 519 23

Lisävarusteet


SM136Z SME-4WH	Ripustussarja On/Off- ja Interact-versioille	911401873284
SM136Z SME-3 WH	Ripustussarja DALI-versioille	911401806584
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	Kehys kipsilevykattoasennukseen CoreLine Recessed RC134B	910925864623
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	Kehys kipsilevykattoasennukseen CoreLine Recessed RC134B	910925864623

Saatavana useita muita valaisintyyppisiä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.


https://www.lighting.philips.fi/p/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/pinta-asennettava-coreline-surface-mounted-gen-4/LP_CF_SM136V_EU/family

https://www.lighting.philips.fi/p/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/uppoasennettava-coreline-recessed-gen-4/LP_CF_RC136B_EU/family


SM136V W20L120



RC136B W60L60



RC136B W30L120



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Luotettavaa suorituskykyä

Projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact ready

Upotettava

Pinta-asennettava

Ripustettava

FlexBlend

RC340B, SM340C, SP340P

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut
ym. sisätilat

Pinta-
asennus
Klikkaa
esitteeseen

Uppo-
asennus
Klikkaa
esitteeseen

FlexBlend on kattava ja kustannustehokas valaisinperhe, joka tarjoaa optiikkavaihtoehtoja erilaisiin sisätiloihin ja kattotyyppeihin. Integroidut älyanturit mahdollistavat ohjauksella maksimaalisen energiatehokkuuden ja tulevaisuudenkestävyyden ilman erillistä kaapelointia (Interact).

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko terästä, optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003, hopea RAL 9006, musta RAL 9004
Valovirta	2 800–4 200 lm
Ottoteho	20–48 W
Valotehokkuus	< 144 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	930/940, SDCM < 3
Optiikka	Polykarbonaattiprisma UGR < 19 Mikroprisma UGR < 19 Opaali UGR < 25
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus joko T-listan päälle (VPC), symmetriseen piilolistaan (CPC) tai kipsilevykattoon (PCV). Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Uppo-asennus Klikkaa ohjeeseen Pinta-asennus Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisin. Integroidulla anturilla varustetut versiot, katso kohta Ohjaus ja älyvalaistus.
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-flexblend-uppoasennettava/LP_CF_RC340B_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

FlexBlend

RC340B, uppoasennettava

Klikkaa
esitteeseen

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)




Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Rungon mitat	Alakatto- tyyppi	Turva- valaistus	Tunnistin
RC340B	285	930	PSU	PCS	W60L60	VPC	EL3	U4
	365	940	PSD	MLO	W15L120	CPC		U5
	425		POE	O	W30L120	PCV		
			SRD					

LED365 = 3 600 lm, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, POE = Power over Ethernet -liitäntälaite, SRD = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, MLO = mikroprismaoptiikka UGR < 19, IP20, PCS = polykarbonaatti-optiikka UGR < 19, IP54/20 (ilman sensoreita/turvavalo-ominaisuutta), O = opaali optiikka UGR < 25, IP20, W60L60 = 600x600 mm, W30L120 = 300x1200 mm, VPC = näkyvä T-lista, CPC = piilolista, PCV = kipsilevy, EL3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, U4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Bluetooth-yhteys, vaihdettava tunnistinyksikkö, U5 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentastotunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
RC340B LED365/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	3 600	36,0	600 x 600	MLO	Ra90/4 000 K		910925866968
RC340B LED365/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	3 600	37,0	600 x 600	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910925866969
RC340B LED365/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3 600	38,5	600 x 600	MLO	Ra90/3 000 K	Interact	910925868910
RC340B LED365/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	3 600	37,0	600 x 600	MLO	Ra90/4 000 K	Interact	910925868914
RC340B LED365/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	3 600	25,5	600 x 600	PCS	Ra90/4 000 K	Interact	910925868916
RC340B LED425/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4 200	29,5	600 x 600	PCS	Ra90/4 000 K		910925867003
RC340B LED425/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4 200	29,5	600 x 600	PCS	Ra90/4 000 K	DALI	910925867004

Saatavana useita muita valaisintyyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-flexblend-uppoasennettava/LP_CF_RC340B_EU/family?size=8

RC340B W60L60



Tuotevaihtoehdot

FlexBlend

SM340C, pintamalli

Klikkaa
esitteeseen

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Pituus	Turva- valaistus	Väri	Tunnistin
SM340C (yksittäisvalaisin)	21S	930	PSU	PCS	L120	EL3	WH	U4 (Interact)
	26S	940	PSD	MLO	L150		SI	U5 (Interact)
SM341C (valoviiva)	28S		POE	O			BK	
	35S		SRD					
	36S							
	40S							
	42S							
	45S							
	50S							
	52S							

LED36S = 3 600 lm, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, POE = Power over Ethernet -liitäntälaite, SRD = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, MLO = mikroprismaoptiikka UGR < 19, IP20, PCS = polykarbonaatti-optiikka UGR < 19, IP54/20 (ilman sensoreita/turvavalo-ominaisuutta), O = opaali optiikka UGR < 25, IP20, L120 = 1200 mm, L150 = 1500 mm, EL3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, WH = valkoinen, SI = hopea, BK = musta, U4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, vaihdettava tunnistinyksikkö, U5 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentason tunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Optiikka	Värilämpötila/vä- rälämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
SM340C LED35S/940 PSD MLO L150 WH	3500	32,5	200 x 1470	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867108
SM340C LED36S/940 PSD MLO L120 WH	3600	35,0	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867136
SM340C LED40S/940 PSD MLO L120 WH	4000	39,0	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867137
SM340C LED35S/940 PSD O L150 WH	3500	28,0	200 x 1470	O	Ra90/4000 K	DALI	910925867116
SM340C LED36S/940 PSD PCS L120 WH	3600	26,5	200 x 1200	PCS	Ra90/4000 K	DALI	910925867134
SM340C LED42S/940 PSD PCS L120 WH	4200	32	200 x 1200	PCS	Ra90/4000 K	DALI	910925867135

Lisävarusteet

SP340Z CP

Välikkappale jonoasennukseen (Coupling piece)

SP340Z EP


Päätikkappale jonoasennukseen (End plate)

Saatavana useita muita valaisintyyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.


<https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/philips-flexblend-pinta-asennettava/>

[LP_CF_SM340C_EU/family?size=8](#)

SM340C L120



SM340C L150



FlexBlend

SP340P, ripustettava

Klikkaa
esitteeseen

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Pituus	Turva- valaistus	Väri	Tunnistin
SP340P (yksittäisvalaisin, alavallo)	21S 26S 28S	930 940	PSU PSD POE	PCS MLO O	L120 L150	EL3	WH SI BK	U4 (Interact) U5 (Interact)
SP341P (jonovalaisin, alavallo)	35S 36S		SRD					
SP342P (yksittäisvalaisin, ylä-/alavallo)	40S 42S 45S							
SP343P (jonovalaisin, ylä-/alavallo)	48S 50S 52S 56S 60S 66S 70S							

LED36S = 3 600 lm, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, POE = Power over Ethernet -liitäntälaite, SRD = Sensor Ready, SRD CLO = Sensor Ready + CLO, MLO = mikropismaoptiikka UGR < 19, IP20, PCS = polykarbonaattioptiikka UGR < 19, IP54/20 (ilman sensoreita/turvavalo-ominaisuutta), O = opaali optiikka UGR < 25, IP20, L120 = 1200 mm, L150 = 1500 mm, EL3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, WH = valkoinen, SI = hopea, BK = musta, U4 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö, U5 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Optiikka	Värintoisto/vä- rilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
SP340P LED36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	3600	35,0	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867128
SP340P LED40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	4000	39,0	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867129
SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	4200	31,5	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	Interact	910925868895
SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	2400	31,5	200 x 1200	MLO	Ra90/3000 K	Interact	910925868894
SP342P LED45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	4500	35,0	200 x 1470	PCS	Ra90/4000 K	DALI	910925867104
SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	4500	42,5	200 x 1500	MLO	Ra90/4000 K	Interact	910925868897
SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	4500	42,5	200 x 1500	MLO	Ra90/3000 K	Interact	910925868896
SP342P LED48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	4800	44,5	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867132
SP342P LED52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	5200	48,5	200 x 1200	MLO	Ra90/4000 K	DALI	910925867133
SP342P LED45S/940 PSD O SMT L150 WH	4500	37,5	200 x 1470	O	Ra90/4000 K	DALI	910925867117

Lisävarusteet


SP340Z CP Välikappale jonoasennukseen (Coupling piece)

SP340Z EP Päätäkappale jonoasennukseen (End plate)


Saatavana useita muita valaisintyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/ripustettavat-valaisimet/lineaarisesti-ripustusasennettavat/philips-flexblend-ripustettava/LP_CF_SP340P_EU/family?size=8

SP340P L120



SP340P L150



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin

interact
ready

KeyLine

SM350C, SM350X

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut, ym. sisätilat. Valoviiva-asennukset.

Klikkaa esitteeseen

KeyLine on monipuolinen kapearunkoinen jonovalaisin, joka voidaan asentaa myös yksittäin. Kaikki mallit ovat saatavana toimisto-optiikalla (UGR < 19). Saatavana myös kulmamalli SM350X. Valaistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa langattoman Interact-ohjauksen avulla.

Luokitukset ja käyttö	IP20/IK02, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko alumiiniprofiilia tai terästä. Optiikka muovia.
Väri	Alumiini, valkoinen RAL 9003, musta RAL 9004
Valovirta	900–5 000 lm
Ottoteho	7–37,5 W
Valotehokkuus	< 130 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/840, erikoistilauksesta Ra90-mallit; SDCM < 3
Optiikka	Polykarbonaatti-prisma UGR < 19. Erikoistilauksesta ripustettavissa valaisimissa myös ylävalolliset versiot.
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Pinta-asennusversiot SM53x, ripustusversiot SP53x ja uppoversiot RC530. Upoasennusversiot joko T-listan päälle (VPC) tai kipsilevykattoon (PCV). Jonoasennus: katso lisätiedot asennus- ja kytkentäohjeesta. Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Huom! Valaisimeen tarvitaan aina lisävarusteena myytävät päätykappaleet, kiinnikkeet pinta-asennukseen tai ripustusasennukseen. Jonoasennuksessa valaisinten väliin tarvitaan yhdistyskiinnike. Asennuslisävarusteet: katso asennus- ja kytkentäohje.
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/philips-keyline-pinta-asennettava-ja-ripustettava/LP_CF_SM350C_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)								
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntä-laite	Optiikka	Pituus	Ohjaus	KytKentä	Väri
SM350C	9S	830	PSU	PCS	L600	DALI	PI3	ALU
SM350X (kulma)	14S 18S 20S 23S 27S 34S 40S 50S	840	PSD WIA		L1200 L1500 590x610 (kulma)	WIA	PI5	WH BK

LED34S = 3 400 lm, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, PCS = polykarbonaatti-prisma, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), PI3 = jousipainikeliitin 3x1,5 mm², PI5 = jousipainikeliitin 5x1,5 mm², L1200 = 1200 mm, ALU = alumiini, WH = valkoinen, BK = musta

Esimerkkikokoonpanot

Yksittäisvalaisin, pinta-asennus

Valaisintyyppi + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnikkeet:

WH + SP350Z EP WH + SP350Z CMB

Jonoasennus (2 valaisinta), ripustusasennus

Valaisimet + päätykappaleet + ripustusasennuskiinnikkeet kattokupilla + ripustusasennuskiinnikkeet ilman kattokupia + virtajohto + yhdistyskiinnike:

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH (2 kpl) + SP350Z EP WH + SP350Z SM2 WH + SP350Z SW2 + SP350Z C1700P3 SI + SP350Z CP

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus	Optiikka	Värintoisto/väri- lämpötila	Ohjaus	Asennus	Väri	Tilaus- numero
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4 200	30	1 127	PCS	Ra80/4000 K		jono/yksittäin ^{*)}	alumiini	42 506 06
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4 200	30	1 127	PCS	Ra80/4000 K		jono/yksittäin ^{*)}	valkoinen	42 506 09
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4 200	30	1 127	PCS	Ra80/4000 K		jono/yksittäin ^{*)}	musta	42 506 12
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4 200	31	1 127	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	alumiini	42 506 15
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4 200	31	1 127	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	valkoinen	42 506 18
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4 200	31	1 127	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	musta	42 506 21
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4 200	30	1 127	PCS	Ra80/4000 K	Interact	jono/yksittäin ^{*)}	alumiini	42 506 24
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4 200	30	1 127	PCS	Ra80/4000 K	Interact	jono/yksittäin ^{*)}	valkoinen	42 506 27
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4 200	30	1 127	PCS	Ra80/4000 K	Interact	jono/yksittäin ^{*)}	musta	42 506 30
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	3 600	25	1 407	PCS	Ra80/4000 K		jono/yksittäin ^{*)}	alumiini	42 506 33
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	3 600	25	1 407	PCS	Ra80/4000 K		jono/yksittäin ^{*)}	valkoinen	42 506 36
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	3 600	25	1 407	PCS	Ra80/4000 K		jono/yksittäin ^{*)}	musta	42 506 39
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	5 200	38	1 407	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	alumiini	42 506 42
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	5 200	38	1 407	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	valkoinen	42 506 45
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	5 200	38	1 407	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	musta	42 506 48
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	2 900	21	607x607	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	alumiini	42 506 63
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	2 900	21	607x607	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	valkoinen	42 506 66
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	2 900	21	607x607	PCS	Ra80/4000 K	DALI	jono/yksittäin ^{*)}	musta	42 506 69

Saatavana on useita muita valaisintyyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/philips-keyline-pinta-asennettava-ja-ripustettava/LP_CF_SM350C_EU/family?size=8

^{*)} Asennukseen tarvittavat lisävarusteet tilattava erikseen: päätykappaleet (2kpl / pakkaus) sekä pinta- tai ripustuskiinnikkeet sekä ripustusasennuksessa syöttökaapeli.
 Katso lisävarusteet-lista.
 Jonoasennuksessa sisäisen läpipohtituksen tekee valaisimen asentaja, kaapeli ei sisälly valaisintoimitukseen.
 Kysy tarkemmat tiedot Signifyn myyntihenkilökunnalta.


Tuotevaihtoehdot

KeyLine


SM350C, SM350X

Lisävarusteet		Tilaus-numero
SP350Z EP WH	Päätykappaleet, valkoinen	42 506 72
SP350Z EP BK	Päätykappaleet, musta	42 506 75
SP350Z EP SI	Päätykappaleet, alumiini	42 506 78
SP350Z CMB	Pinta-asennuskiinnike (x2)	42 506 80
SP350Z SM2 WH	Ripustussetti: korkeussäädettävä ripustuskaapeli (x2), kattokiinnike (x1), kattokuppi (x1), valkoinen	42 506 51
SP350Z SM2 SI	Ripustussetti: korkeussäädettävä ripustuskaapeli (x2), kattokiinnike (x1), kattokuppi (x1), alumiini	42 506 54
SP350Z SW2	Ripustussetti ilman kattokuppia: korkeussäädettävä ripustuskaapeli (x2), kattokiinnike (x2)	42 506 81
SP350Z C1700P3 SI	3-napainen virtajohto 1 700 mm, alumiini	42 506 57
SP350Z C1700P5 SI	5-napainen virtajohto 1 700 mm, alumiini	42 506 60
SP350Z CP	Yhdistyskiinnike (jonoasennukseen)	42 506 79

SM350C / L600, L1200, L1500



SM350X



SP350Z CP




Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin

interact
ready



Upotettava



Pinta-asennettava



Ripustettava

SlimBlend gen2

RC330V

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Toimistot, koulut
ym. sisätilat

Uppo-
asennus
Klikkaa
esitteeseen

SlimBlend on laadukkaalla mikroprismaoptiikalla varustettu monikäyttöinen yleisvalaisinperhe työskentelytiloihin. Integroidut älyanturit mahdollistavat ohjauksella maksimaalisen energiatehokkuuden ja tulevaisuudenkestävyyden ilman erillistä kaapelointia (Interact).

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko terästä, optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003. Erikoistilauksesta myös muut RAL-värit.
Valovirta	3 600–4 200 lm
Ottoteho	26,5–31,5 W
Valotehokkuus	< 137 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	930/940, TunableWhite 2 700–6 500 K, SDCM < 3
Optiikka	Mikroprismaoptiikka MXO UGR < 19 Toimisto-optiikka OC (Office Compliant) UGR < 19, Flicker Free
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₉₀ 100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Uppoasennusversio RC330V. Uppoasennusversiot joko T-listan päälle (VPC), symmetriseen piilolistaan (CPC) tai kipsilevykattoon (PCV). Pinta-asennus tai ripustusasennus lisävarusteella. Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisimäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu (EL3) tai keskusakustojärjestelmään yhteensopiva (DEIA/SEIA) turvalavalaisin. Integroidulla anturilla varustetut versiot, katso kohta Ohjaus ja älyvalaistus. Erikoistilauksesta saatavana pyöreällä valoaukolla.
Tunnistimet	Integroitu tunnistin: päivänvalo-, läsnäolo-, kosteus- ja lämpötila-anturit
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-slimblend-gen2/LP_CF_RC330V_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Tuotevaihtoehdot

SlimBlend

RC330V

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Rungon mitat	Alakatto-tyyppi	Turva-valaistus	Tunnistin
RC330V (uppomalli)	36S	930	PSD	OC	W60L60	VPC	EL3	IA4 (Interact)
	42S	940	WIA	MXO	W30L120	CPC		IA5 (Interact)
			DEIA			PCV		
			SEIA					


LED36S = 3 600 lm, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, DEIA = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, DC-virransyöttöön (230 V -turvalokäyttö), SEIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, DC-virransyöttöön (230 V -turvalokäyttö), OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimusten häikäisyrajoituksesta (UGR < 19), MXO = mikroprismaoptiikka, IA4 (Interact) = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Bluetooth-yhteys, IA5 (Interact) = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentastotunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö, EL3 = turvalavalaisin 3 h -akulla, W60L60 = 600 x 600 mm, W30L120 = 300 x 1200 mm

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Koko	Optiikka	Värintoisto/värlämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
Uppomalli							
RC330V LED36S/940 PSD W60L60 OC	3 600	27,0	600x600	OC	Ra90/4 000 K	DALI	910505102418
RC330V LED42S/940 PSD W60L60 OC	4 200	31,5	600x600	OC	Ra90/4 000 K	DALI	910505102421
RC330V LED42S/940 WIA W60L60 OC	4 200	31,5	600x600	OC	Ra90/4 000 K	WIA	910505102425
RC330V LED36S/940 PSD W60L60 MXO	3 600	27,0	600x600	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505102445
RC330V LED42S/940 PSD W60L60 MXO	4 200	31,5	600x600	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505102447
RC330V LED36S/940 PSD W30L120 OC	3 600		300x1200	OC	Ra90/4 000 K	DALI	910505102433
RC330V LED42S/940 PSD W30L120 MXO	4 200		300x1200	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505102471
RC330V LED42S/930 SEIA W30L120 OC IA4 W3	4 200		300x1200	OC	Ra90/3 000 K	Interact	910505102442
RC330V LED42S/930 SEIA W30L120 MXO IA4	4 200		300x1200	MXO	Ra90/3 000 K	Interact	910505102477
Pintamalli							
RC330V LED36S/940 PSD W60L60	3 600	27,0	600x600	OC	Ra90/4 000 K	DALI	910505102418
+ Pinta-asennuskehys RC330Z SMB W60L60							911401878984
Ripustettava malli							
RC330V LED42S/940 PSD W30L120	4 200	31,5	300x1200	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505102471
+ Ripustussarja RC330Z SME-4 WH							911401879484


Saataavana useita muita valaisintyyppisiä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-slimblend-gen2/LP_CF_RC330V_EU/family?size=8

RC330V W60L60



RC330V W30L120





Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin

 **interact ready**



Upotettava



Pinta-asennettava



Ripustettava

TrueLine

RC530, SM530, SP530

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut ym. sisätilat, valoviiva-asennukset

TrueLine on kapearunkoinen jonovalaisin, joka voidaan asentaa myös yksittäin. Kaikki mallit ovat saatavana erittäin laadukkaalla toimisto-optiikalla (OC) tai yleisoptiikalla (NOC) varustettuna. TrueLinien optiikka ja sen antama valotehokkuus on erittäin hyvä toimistovalaisinkategoriassa. Valaistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa valaisimeen tai valaisinjonoon integroidun älyanturin avulla (Interact). Saatavana myös ylä- ja alavalollisena.

Luokitukset ja käyttö	IP40/20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko alumiiniprofiilia tai terästä. Optiikka muovia.
Väri	Maalaamaton eloksoitu alumiinipinta, valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9004)
Valovirta	700–11 000 lm
Ottoteho	6–102 W
Valotehokkuus	< 150 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	930/940 ja Tunable White (säädettävä 2 700–6 500 K, Ra90), SDCM < 3
Optiikka	Toimisto-optiikka OC (Office Compliant) UGR < 19 tai yleisoptiikka NOC (Non Office Compliant) UGR < 22. Saatavana myös epäsymmetrisellä valonjaolla. Ripustettavissa valaisimissa myös ylävalolliset versiot (70/30 %)
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₉₀ , 100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Pinta-asennusversiot SM53x, ripustusversiot SP53x ja uppo- ja kipsilevykattoon (PCV). Jonoasennus: katso lisätiedot asennus- ja kytkentäohjeesta. Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Ripustus-asennus Klikkaa ohjeeseen Pinta-asennus Klikkaa ohjeeseen Uppo-asennus Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisin. Integroidulla anturilla varustetut versiot, katso kohta Ohjaus ja älyvalaistus. Anturilla varustetun valaisimen pituus +40 mm.
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/search?query=trueLine
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Rungon mitat	Ala- katto- tyyppi	Turva- valaistus	Kytken- tä	Väri	Tunnistin
RC530B (Recessed Standalone OC)	15S	930	PSU	NOC	W8L120	VPC	EL3	PI5	ALU	U4
RC531B (Recessed Standalone NOC)	25S		PSD	OC	W8L113	PCV		PI7	WH	(Interact)
RC532B (Recessed Line OC)	34S	940	POE	A	W8L141			W		U5
RC533B (Recessed Line NOC)	40S		SRD (Interact)		W8L150					(Interact)
RC534 (Recessed Standalone Asymmetric)	19S	TW9								U6
RC535 (Recessed Line Asymmetric)	31S	(2 700–								(Interact)
	43S	6 500 K)								U9
	50S									(Interact)
										MDU

LED34S = 3 400 lm, TW9 = Tunable White, säädettävä värilämpötila 2 700–6 500 K, Ra90, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, POE = Power over Ethernet -liitäntälaite, SRD = Sensor Ready, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, A = asymmetrinen optiikka, W8L113 = 80 x 1130 mm, W8L141 = 80 x 1410 mm, VPC = näkyvä T-lista, PCV = kipsilevy, IA3 = Interact Office -ohjaus, EL3 = turvavalaisin 3 h -akulla, PI5 = jousipainikeliitin -o- 5x1,5 mm², PI7 = jousipainikeliitin -o- 7x1,5 mm², W = Wieland, ALU = alumiini, WH = valkoinen RAL 9003, U4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, vaihdettava tunnistinyksikkö, U5 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentason tunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö, U6 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentason tunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö, U9 = BlueTooth-antenni, vaatii ulkoisen tunnistimen, vaihdettava antenniysikkö, MDU = Motion Detection Unit, tutkalla toimiva liiketunnistin

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Pituus	Optiik- ka	Ohjaus	Värintoisto/ värilämpötila	Asennus	Konfiguroitava tuote**)
RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC	3 400	24	1200	OC	DALI	Ra90/4 000 K	yksittäisvalaisin	●
RC530B LED43S/940 SRD W8L145 VPC U4 PI3	4 000	38,5	1450	OC	Interact	Ra90/4 000 K	yksittäisvalaisin	●
RC530B LED40S/TW9 SIA W8L117 VPC U4 PI3	4 000	41,5	1170	OC	Interact	Ra90/ Tunable white	yksittäisvalaisin	●
RC531B LED25S/940 PSD W8L120 VPC	2 500	25	1200	NOC	DALI	Ra90/4 000 K	yksittäisvalaisin	●
RC531B LED31S/940 PSD W8L150 VPC	3 100	30,4	1500	NOC	DALI	Ra90/4 000 K	yksittäisvalaisin	●
RC532B LED34S/940 PSD W8L113 VPC	3 400	24	1130	OC	DALI	Ra90/4 000 K	jonovalaisin ^{*)}	●
RC532B LED31S/940 PSD W8L141 VPC	3 100	21,5	1410	OC	DALI	Ra90/4 000 K	jonovalaisin ^{*)}	●
RC533B LED25S/940 PSD W8L120 VPC	2 500	25	1130	NOC	DALI	Ra90/4 000 K	jonovalaisin ^{*)}	●
RC533B LED31S/940 PSD W8L141 VPC	3 100	30,4	1410	NOC	DALI	Ra90/4 000 K	jonovalaisin ^{*)}	●
RC534B LED43S/940 PSD W8L150 VPC	4 300	36,5	1500	A	DALI	Ra90/4 000 K	yksittäisvalaisin	●

*) Jonovalaisimien kanssa on tilattava päätykappaleet 1 pr/jono. Jonoasennuksessa max. 10 kpl valaisimia per vaihe.

**) Konfiguroitava tuote, ota yhteyttä aluemyyjääsi.

Lisävarusteet	Tilausnumero
RC530Z EP SET WH	Päätykappalepari valaisinjonoon 910403219703

Saatavana useita muita valaisintyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-trueline-recessed/LP_CF_RC530B_EU/family?size=8


Tuotevaihtoehdot

TrueLine


RC530, uppoasennettava




RC530B/RC531B L1130




RC530B/RC531B L1410-ACL



RC530B/RC531B L1200



RC530B/RC531B L1500



Anturilla varustetut valaisimet, L+40 mm



TrueLine

SM530, pinta-asennettava

Klikkaa
esitteeseen

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valo- virta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitän- tälaitte	Op- tiikka	Pituus	Jonoasennus	Ohjaus	Turva- valais- tus	Kyt- kentä	Väri
SM530C (OC)	155	930	PSD	NOC	L570	BV (yksittäisvalaisin)	DALI	EL3	PI5	ALU
SM531C (NOC)	255		POE	OC	L1130	LE1 (jonoasennus, 1. valaisin + liitosjohto)	IA3			WH
SM534C (Asymmetric)	345	940	SRD	A	L1410	LF1 (jonoasennus, muut valaisimet)				BK
	405		SIA		L2250					
	195	TW9 (2 700– 6 500 K)	DIA		L2810					
	315				L1170*)					
	435				L1450*)					
	505				L2290*)					
	385				L2850*)					
	625									
	825				*) sensori					

LED345 = 3 400 lm, TW9 = Tunable White, säädettävä värilämpötila 2 700–6 500 K, Ra90, PSD = säädettävä liitälaitte, DALI-ohjaus, POE = Power over Ethernet -liitälaitte, SRD = Sensor Ready, SIA = säädettävä liitälaitte, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu läsnäolotunnistin, DIA = säädettävä liitälaitte, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, A = asymmetrisen optiikka, IA3 = Interact Office -ohjaus, EL3 = turvalaisin 3 h -akulla, PI5 = jousipainikeiliitin -o- 5x1,5 mm², ALU = alumiini, WH = valkoinen RAL 9003, BK = musta RAL 9004

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Pituus	Optiik- ka	Ohjaus	Värintoisto/ värilämpötila	Asennus	Konfiguroitava tuote**)
SM530C LED345/940 PSD PI5 L1130 ALU	3 400	25	1 130	OC	DALI	Ra90 / 4 000 K	yksittäisvalaisin	●
SM530C LED405/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	4 000	33	1 130	OC	Interact	Ra90 / Tunable white	yksittäisvalaisin	●
SM531C LED255/940 PSD PI5 L1130 ALU	2 500	25	1 130	NOC	DALI	Ra90 / 4 000 K	yksittäisvalaisin	●
SM531C LED315/940 PSD PI5 L1410 ALU	3 100	30	1 410	NOC	DALI	Ra90 / 4 000 K	yksittäisvalaisin	●
SM534C LED345/940 PSD PI5 L1130 ALU	3 400	28	1 130	A	DALI	Ra90 / 4 000 K	yksittäisvalaisin	●
SM534C LED435/940 PSD PI5 L1410 ALU	4 300	36,5	1 410	A	DALI	Ra90 / 4 000 K	yksittäisvalaisin	●
SM530C LED345/840 PSD LE1 PI5 L1130 ALU	3 400	25	1 130	OC	DALI	Ra90 / 4 000 K	jonovalaisin alku ^{*)}	●
SM530C LED345/840 PSD LF1 PI5 L1130 ALU	3 400	25	1 130	OC	DALI	Ra90 / 4 000 K	jonovalaisin jatko ^{*)}	●
SM530C LED435/840 PSD LE1 PI5 L1410 ALU	4 300	36,5	1 410	OC	DALI	Ra90 / 4 000 K	jonovalaisin alku ^{*)}	●
SM530C LED435/840 PSD LF1 PI5 L1410 ALU	4 300	36,5	1 410	OC	DALI	Ra90 / 4 000 K	jonovalaisin jatko ^{*)}	●

*) Jonoasennus aloitetaan liitosjohtolisellä aloitusvalaisimella (LE1) ja jatketaan jonovalaisimilla (LF1). Jonoasennuksessa max. 10 kpl valaisimia per vaihe.

Mikäli jonon pituus ylittää 10 valaisinta, voidaan käyttää välisäätökappaletta. Kysy tarkemmat tiedot Signifyn myyntihenkilökunnalta.


**) Konfiguroitava tuote, ota yhteyttä aluemyyjäsi.

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.


https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/pinta-asennettavat-valaisimet/philips-trueline-surface-mounted/LP_CF_SM530C_EU/family?size=8




SM530/SM531/SM532 L1130




SM530/SM531/SM532 L1410



SM530/SM531/SM532 L2250



SM530/SM531/SM532 L2810



Anturilla varustetut valaisimet, L+40 mm

Tuotevaihtoehdot

TrueLine

SP530, ripustusasennettava

 Klikkaa
esitteeseen

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)


Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntä- laite	Optiikka	Pituus	Valoviiva	Turva- valaistus	KytKentä	Ripustus	Väri
SP530P (Direct OC)	15S	930	PSD	NOC	L1130	LE1	EL3	PI5	SM2	ALU
SP531P (Direct NOC)	25S		POE	OC	L1410	(valoviiva, 1. valaisin)			SW2	WH
SP532P (Direct/Indirect OC)	34S	940	SRD	A	L2810	LF1			SMTT	BK
SP533P (Direct/Indirect NOC)	40S		SIA			(valoviiva, muut valaisimet)				
SP534C (Direct Asymmetric)	19S	TW9	DIA							
SP534P (Direct Asymmetric)	31S	(2 700– 6 500 K)								
	43S									
	50S									
	21S									
	36S									
	49S									
	58S									
	29S									
	47S									
	66S									
	72S									
	77S									
	86S									
	90S									
	94S									
	98S									
	110S									

LED31S = 3 100 lm, TW9 = Tunable White, säädettävä värilämpötila 2 700–6 500 K, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, POE = Power over Ethernet -liitäntälaite, SRD = Sensor Ready, SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu läsnäolotunnistin, DIA = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisynrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, A = asymmetrisen optiikka, IA3 = Interact Office -ohjaus, EL3 = turvavalaisin 3 h -akulla, PI5 = jousipainikeliitin -o- 5x1,5 mm², SM2 = vaijeriripustimet, kattokiinnike ja kyt-kentäkattokuppi, SW2 = vaijeriripustimet, kattokiinnikkeet, ei kattokuppia, SMTT = vaijeriripustimet, T-listakiinnikkeet, ei kattokuppia, ALU = alumiini, WH = valkoinen RAL 9003, BK = musta RAL 9004

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Pituus	Op- tiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Ylä- valo	Asennus	Tilausnumero
SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3 400	24	1 130	OC	Ra90/4 000 K	DALI		yksittäisvalaisin	910505100120
SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4 300	29	1 410	OC	Ra90/4 000 K	DALI		yksittäisvalaisin	910505100124
SP530P LED86S/TW9 SIA U4 PI3 SM2 L2850 A	8 600	71	2 850	OC	Ra90/4 000 K	Interact		yksittäisvalaisin	Konfiguroitava*)
SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 500	14	1 130	NOC	Ra90/4 000 K	DALI		yksittäisvalaisin	910505100139
SP532P LED98S/TW9 DIA PI5 SM2 L2250 ALU	9 800	71	2 250	OC	Ra90/ Tunable white	Interact	●	yksittäisvalaisin	Konfiguroitava*)
SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4 900	37	1 130	OC	Ra90/3 000 K	DALI	●	yksittäisvalaisin	910505100153
SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	5 800	41	1 130	OC	Ra90/4 000 K	DALI	●	yksittäisvalaisin	910505100123
SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4 000	32	1 130	A	Ra90/4 000 K	DALI		yksittäisvalaisin	910505100185

*) Konfiguroitava tuote, ota yhteyttä aluemyyjääsi.

Saatavana useita muita valaisintyyppöjä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/ripustettavat-valaisimet/lineaarisesti-ripustusasennettavat/philips-trueline-suspended/LP_CF_SP530P_EU/family?size=8



Anturilla varustetut valaisimet, L+40 mm

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Rääätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin

UE Ultra Efficient

interact ready

TrueBlend

RC455B, RC455X, RC453B, RC453X

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, koulut, ym. sisätilat. Erityisesti vanhojen loisteputki-valaisimien tilalle.

Klikkaa esitteeseen

TrueBlend on tyylikäs, kustomoitava uppovalaisin erityisesti vanhojen upotettavien loisteputkivalaisimien tilalle. Saatavana useita eri pituuksia ja optiikkavaihtoehtoja ja erikoisversioina, esimerkiksi Tunable White Bio Up. Valaisin on saatavissa langattomalla Interact-ohjauksella ja integroiduilla sensoreilla varustettuna.

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta.
Materiaali	Runko terästä, optiikka polystyreeniä.
Väri	Valkoinen (RAL 9003, RAL 9016, RAL 9010)
Valovirta	2 000–5 000 lm
Ottoteho	13,8–55,5 W
Valotehokkuus	< 170 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840, 930/940, TW9 (Tunable White 2700–6500 K CRI90) ja TWBU (Tunable White BioUp)
Optiikka	DLO, hajotettu linssioptiikka UGR < 19 MLO, mikrolinssioptiikka UGR < 19 MXO, mikrolinssioptiikka UGR < 21 (150 mm UGR < 19) MC, minikupit (valkoinen UGR < 19 ja musta UGR < 16)
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₉₀
Asennus ja kytkentä	Uppoasennukseen Brandraster-kattoon perinteisten loisteputkivalaisimien tilalle ilma-aukoilla tai ilman. Upottusvyvyys 70–120 mm. Saatavana myös kipsilevykattoon (VPC).
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisimäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisin. Integroidulla anturilla varustetut versiot, katso kohta Ohjaus ja älyvalaistus.
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-trueblend-recessed/LP_CF_RC450BI_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi		Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntä- laite	Optiikka	Leveys	Korkeus	Pituus	Väri	Tunnistin	Turva- valaistus
RC453B	2 ft	20S	830	PSD	DLO	90–300	25–45	1700	WH RAL 9003	U4 Interact)	ELP3
RC453X	4 ft	28S	840	SEIA	MLO			1720	WH RAL 9010	U5 (Interact)	ELD3
RC455B		36S	930		MXO			1200	WH RAL 9016		ELW3
RC455X		40S	940		MCW-M			1195–1494			
		42S	UE840		MCB-M			1495–1970			
	5 ft	34S	TW9					634–1194			
		43S	TWBU								
		48S									
		50S									

2 ft = 2 feet optics 58 cm, 4 ft = 4 feet optics 112 cm, 5 ft = 5 feet optics 140 cm, LED36S = 3 600 lm, UE840 = Ra 80, 4 000 K, Ultra efficient -versio, jonka valotehokkuus jopa 170 lm/W, TW9 = Tunable White, säädettävä värilämpötila 2 700–6 500 K, Ra90, TWBU = BioUp TunableWhite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, SEIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, DC-virransyöttöön (230V-turvavalokäyttö), DLO = diffuusiinsoptiikka UGR < 19, MLO = mikrolinssioptiikka UGR < 19, MXO = mikroprismaoptiikka UGR < 21, MCW-M = minikupit, valkoinen, keskilevää keila UGR < 19, MCB-M = minikupit, musta, keskilevää keila UGR < 16, U4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, U5 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentason tunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö, ELP3 = turvalaisin 3 tunnin akulla, ELD3 = turvalaisin DALI 3 tunnin akulla, ELW3 = turvalaisin DALI + Interact 3 tunnin akulla



DLO-optiikka



MXO-optiikka



MC-optiikka, valkoinen



MC-optiikka, musta

TrueBlend

RC455B

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Koko	Optiik- ka	Värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
Bandraster-katot (valaisin ilman ilma-aukkoja)							
RC455B 36S/940 DLO RAL9010 U4 W3 L1722 W150 B30	3 600	24	1722x150	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103936
RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	4 000	26	1722x100	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103937
RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4 000	27	1722x150	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103938
RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	3 600	24	1722x185	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103939
RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	3 600	24	1200x100	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103940
RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	2 800	29	1200x100	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103941
RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	3 600	38	1200x100	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103942
RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	3 600	36	1200x125	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103943
RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	3 600	36	1200x150	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103944
RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	4 000	43	1200x100	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103945
RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	4 800	50	1495x100	MLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103946
RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	4 000	35	1200x100	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103953
RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	3 600	30	1200x125	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103954
RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	3 600	29	1200x150	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103955
RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	2 800	22	1200x150	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103956
RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	4 800	41	1495x100	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103957
RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	3 600	34	1200x100	MCB-M	Ra90/4 000 K	Interact	910505103966
RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	4 000	39	1722x150	MCB-M	Ra90/4 000 K	DALI	910505103967
RC455B 40S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W150 B40	4 000	33	1722x150	MCW-M	Ra90/4 000 K	Interact	910505103968

TrueBlend

RC455X, RC453B, RC453X

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Koko	Optiik- ka	Väriämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
Bandraster-katot (valaisimessa ilma-aukot)							
RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	3 600	25	1722x100	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103916
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4 000	27	1722x150	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103917
RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	3 600	24	1722x185	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103918
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	4 000	27	1722x150	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103919
RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	4 000	27	1722x100	DLO	Ra90/2 700-6 500 K	Interact	910505103920
RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722 W100 B30	2 800	35,5	1722x100	MCB-M	Ra80 TW BioUp	Interact	910505103921
RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4 000	27	1722x150	DLO	Ra90/3 000 K	DALI	910505103922
RC455X 36S/940 DLO U5 RAL9016 W3 L1722 W185 B40	3 600	24	1722x185	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103923
RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	3 600	24	1722x200	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103924
RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	3 600	24	1700x100	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103925
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	4 000	29	1700x100	DLO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103926
RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100 B30	3 600	30	1722x100	MCW-M	Ra90/4 000 K	Interact	910505103934
RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100 B30	3 600	34	1722x100	MCB-M	Ra90/4 000 K	Interact	910505103935
SAS330-katot (valaisin ilman ilma-aukkoja)							
RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	2 800	17	1200x300	DLO	Ra80/4 000 K	DALI	910505103971
RC453B 28S/840 DLO RAL9010 ELP3 L1200 W300 B30	2 800	24	1200x300	DLO	Ra80/4 000 K	DALI	910505103972
RC453B 42S/940 DLO RAL9010 U4 L1200 W300 B30	4 200	26	1200x300	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103973
RC453B 42S/940 DLO RAL9010 U4 ELW3 W4 L1200 W300 B30	4 200	32	1200x300	DLO	Ra90/4 000 K	Interact	910505103974
RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	2 800	19	1200x150	MXO	Ra80/4 000 K	DALI	910505103982
RC453B 28S/940 MXO ELP3 W6 L1195 W298 B30	2 800	18	1195x298	MXO	Ra90/4 000 K	DALI	910505103983
SAS330-katot (valaisimessa ilma-aukot)							
RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	2 800	17	1195x298	DLO	Ra80/4 000 K	DALI	910505103984
RC453X 28S/UE840 MXO RAL9010 U4W3L1200 W150 B30	2 800	17	1200x150	MXO	Ra80/4 000 K	Interact	910505103985

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/uppoasennettavat-valaisimet/philips-trueblend-recessed/LP_CF_RC450BI_EU/family?size=8

Valaisimesta on saatavana useita eri kokoja. Katso kaikki mittakuvat tuoteperhe-esitteestä:

www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/Signify/content/LP_CF_RC450BI_EU.en_AA.PROF.CF/Localized_commercial_leaflet_TrueBlend_Recessed_en_AA.pdf



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact
ready

CoreLine Downlight

DN142B

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Toimistot, myymälät, hotellit, WC- ja kylpyhuonetilat ym. kosteat sisätilat

Klikkaa
esitteeseen

CoreLine Downlight on edullinen ja helposti asennettava alasvalo, josta löytyy kattava valikoima vaihtoehtoja. Valaisin kuuluu langattoman ohjauksen mahdollistavaan Interact Pro -tuoteperheeseen. Saatavissa toimistoyhteensopiva optiikka UGR < 19.

Asennusaukon koko	150–155 mm 200–205 mm
Luokitukset ja käyttö	Edestä IP54, takaa IP20 (katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta) IK02
Materiaali	Runko ja heijastin polykarbonaattia
Väri	Valkoinen
Valovirta	1 200–2 500 lm
Ottoteho	9,8–20,1 W
Valotehokkuus	< 122 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840, SDCM < 5
Optiikka	Kiiltävä UGR < 19 Valkoinen (WR) UGR < 25
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus 150–155 tai 200–205 mm:n upotusaukkoon. Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös 3 h -akulla varustettu turvavalaisin
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/alasvalot/philips-coreline-downlight-gen5/LP_CF_DN142B_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut





Tuotevaihtoehdot


Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Heijastin	Turvavalaistus
DN142B	10S 20S	830 840	PSU-E PSD-E PSED-E WIA-E	UGR19 WR	ELB3

LED10S = 1 100 lm, LED20S = 2 000 / 2 100 / 2 200 lm, 830 = Ra 80, 3 000 K, 840 = Ra 80, 4 000 K, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD-E = säädettävä liitäntälaite, ulkoinen, DALI-ohjaus, DC-virransyöttöön (230 V-turvavaloikäyttö), vain TWH-valaisimelle, WIA = yhteensopiva langattoman Interact-järjestelmän kanssa, UGR19 = kiiltävä heijastin, UGR < 19, toimistoyhteensopiva optiikka, WR = valkoinen heijastin, ELB3 = turvavalaistin 3 tunnin akulla

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Aukon Ø mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
DN142B 10S/830 PSU-E WR	1 200	9,8	150–155	WR	Ra80/3 000 K	on/off	41 513 91
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	1 200	9,8	150–155	WR	Ra80/3 000 K	on/off	41 513 92
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	1 200	9,8	150–155	UGR19	Ra80/3 000 K	on/off	41 513 93
DN142B 10S/840 PSU-E WR	1 200	9,8	150–155	WR	Ra80/4 000 K	on/off	41 513 94
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	1 200	9,8	150–155	WR	Ra80/4 000 K	on/off	41 513 95
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	1 200	9,8	150–155	UGR19	Ra80/4 000 K	on/off	41 513 96
DN142B 20S/830 PSU-E WR	2 350	19,2	200–205	WR	Ra80/3 000 K	on/off	41 513 97
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	2 300	19,2	200–205	UGR19	Ra80/3 000 K	on/off	41 513 98
DN142B 20S/840 PSU-E WR	2 350	19,2	200–205	WR	Ra80/4 000 K	on/off	41 513 99
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	2 300	19,2	200–205	UGR19	Ra80/4 000 K	on/off	41 514 00
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	1 150	10,7	150–155	UGR19	Ra80/3 000 K	DALI	41 514 01
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	1 150	10,7	150–155	UGR19	Ra80/4 000 K	DALI	41 514 02
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	2 250	20,5	200–205	UGR19	Ra80/3 000 K	DALI	41 514 03
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	2 250	20,5	200–205	UGR19	Ra80/4 000 K	DALI	41 514 04
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	2 250	20,4	200–205	UGR19	Ra80/3 000 K	Interact	41 514 05
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	2 300	19	200–205	UGR19	Ra80/4 000 K	Interact	41 514 06





Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire SlimDownlight

DN065B, DN065C



PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Toimistot, myymälät, hotellit, WC- ja kylpyhuonetilat ym. kosteat sisätilat

Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire SlimDownlight soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja matalaan asennussyvyyteen, sillä valaisin on vain 25 mm korkea. Valaisimessa on dip-kytkimellä säädettävä värilämpötila. Alasvalojen halkaisijat 170 mm ja 218 mm, saatavana lisäksi pinta-asennettavat ja neliönmuotoiset mallit

Asennusaukon koko	152–157 mm 203–208 mm
Luokitukset ja käyttö	Edestä IP44, takaa IP20, IK03
Materiaali	Metalli-muovi
Väri	Valkoinen
Valovirta	1 200 ja 2 000 lm
Ottoteho	10–19 W
Valotehokkuus	100–105 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	Säädettävä värilämpötila (CCT): 3 000, 4 000 ja 6 500 K (dippikytkin), SDCM<5
Optiikka	Kiiltävä
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h (L ₆₅)
Asennus ja kytkentä	Asennus upotettuna, asennusaukon koot Ø 152–157 mm ja 203–208 mm. Sopii asennettavaksi eristettä vasten. Valaisimessa erillinen dip-kytkin värilämpötilan säädölle ja ulkoinen liitäntälaite. Asennusta helpottaa pyöräytettävä pikaliitin.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Downlight

Klikkaa
ohjeeseen

Neliö

Klikkaa
ohjeeseenPintamalli,
pyöreäKlikkaa
ohjeeseen

Valonjakotiedostot

Ledinaire-tuotteiden valonjakotiedot erikseen pyydetessä Signifyn valaistussuunnittelusta, katso [yhteystiedot s. 227](#)





EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Värintoisto/ värilämpötila	Koko mm	Asennus- aukko mm	Ohjaus	IP- luokka	Tilaus- numero
Pyöreä uppoasennettava, säädettävä värilämpötila								
DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 200	10	Ra80/ 3 000/4 000/6 500 K	Ø 170	Ø 152~157	on/of	IP44	41 514 32
DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2 000	19	Ra80/ 3 000/4 000/6 500 K	Ø 218	Ø 203~208	on/off	IP44	41 514 33
Pyöreä pinta-asennettava								
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1 200	12	Ra80/3 000 K	Ø 140		on/off	IP20	42 502 73
DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1 200	12	Ra80/4 000 K	Ø 140		on/off	IP20	42 502 82
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2 000	19	Ra80/3 000 K	Ø 190		on/off	IP20	42 502 85
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2 000	19	Ra80/4 000 K	Ø 190		on/off	IP20	42 502 91
Neliömuotoinen pinta- tai uppoasennettava								
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1 200	12	Ra80/3 000 K	175 x 175	150~155	on/off	IP20	42 502 54
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1 200	12	Ra80/4 000 K	175 x 175	150~155	on/off	IP20	42 502 64





i
Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

 **interact**
ready



DN145B



DN145C

CoreLine SlimDownlight

DN145B, DN145C



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, myymälät,
hotellit ym. sisätilat

Klikkaa
esitteeseen

CoreLine SlimDownlight on edullinen ja helposti asennettava ohut alasvalo. Tuotevalikoimasta löytyvät sekä pinta-asennettava että upotettava malli. Valaisin kuuluu langattoman ohjauksen mahdollistavaan Interact Pro -tuoteperheeseen. Saatavana myös säädettävän värilämpötilan ja valovirran tarjoava malli.

Asennusaukon koko	68–73 mm 152–157 mm 203–208 mm
Luokitukset ja käyttö	Edestä IP44, takaa IP20 (katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta) IK03
Materiaali	Runko valualumiinia Heijastin polymetyylimetakrylaattia ja polystyreeniä
Väri	Valkoinen RAL 9016
Valovirta	650–2 100 lm
Ottoteho	6,5–22,5 W
Valotehokkuus	<100 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840 Säädettävä värilämpötila (CCT): 3 000–4 000 K, SDCM <5
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Uppo- tai pinta-asennus. Upotusaukon koko: 650 lm = Ø 68–73 mm, 1 100 lm = Ø 152–157 mm, 2 100 lm = Ø 203–208 mm
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	
Ryhmäkoko johdonsuoja- automaatille	Katso taulukko valaisimäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentä- ohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/alasvalot/ philips-coreline-slimdownlight/LP_CF_DN135B_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset -> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

CoreLine SlimDownlight








DN145B, DN145C


Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Suojausluokka	Heijastin
DN145B DN145C	6S 10S 20S	830 840 830_840	PSU PSD-E WIA-E	II	WR

LED6S = 650 lm, LED10S = 1 100 lm, LED20S = 2 100 lm, 830 = Ra 80, 3 000 K, 840 = Ra 80, 4 000 K, 830_840 = CCT, säädettävä värilämpötila 3 000 K, 4 000 K, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA-E = langattoman Interact-järjestelmän kanssa yhteensopiva ulkoinen liitäntälaite, II = suojaluokka II, WR = valkoinen heijastin

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Värintoisto/ värilämpötila	Aukon Ø mm	Ohjaus	IP-luokka	Tilaus- numero
Uppoasennus, himmennettävä							
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1 100	13	Ra80/3 000 K	152–157	Interact	IP44/20	42 507 68
DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1 100	13	Ra80/4 000 K	152–157	Interact	IP44/20	42 507 69
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 100	22,5	Ra80/3 000 K	203–208	Interact	IP44/20	42 507 70
DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2 100	22,5	Ra80/4 000 K	203–208	Interact	IP44/20	42 507 71
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1 100	13	Ra80/3 000 K	152–157	DALI	IP44/20	42 504 74
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1 100	13	Ra80/4 000 K	152–157	DALI	IP44/20	42 504 75
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2 100	22,5	Ra80/3 000 K	203–208	DALI	IP44/20	42 504 76
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2 100	22,5	Ra80/4 000 K	203–208	DALI	IP44/20	42 504 77
Uppoasennus							
DN145B LED10S/830 PSU II WH	1 100	11	Ra80/3 000 K	152–157		IP44/20	42 595 22
DN145B LED10S/840 PSU II WH	1 100	11	Ra80/4 000 K	152–157		IP44/20	42 595 24
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 100	21	Ra80/3 000 K	203–208		IP44/20	42 595 25
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2 100	21	Ra80/4 000 K	203–208		IP44/20	42 595 26
Uppoasennus, säädettävä värilämpötila CCT							
DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650	6,5	Ra80/3 000–4 000 K	68–73		IP44/20	41 514 08
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1 100	11	Ra80/3 000–4 000 K	152–157		IP44/20	41 514 09
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	1 100	11	Ra80/3 000–4 000 K	203–208		IP44/20	41 514 10
Pinta-asennus							
DN145C LED10S/830 PSU II WH	1 100	11	Ra80/3 000 K			IP44	42 595 27
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 100	21	Ra80/3 000 K			IP44	42 595 28
DN145C LED20S/840 PSU II WH	2 100	21	Ra80/4 000 K			IP44	42 595 29





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin



GreenSpace Downlight 3D

DN500B, DN510B

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Toimistot, myymälät, hotellit, WC- ja kylpyhuonetilat ym. kosteat sisätilat

Klikkaa esitteeseen

Kokeile suunnittelu-työkalua

GreenSpace Downlight on ensimmäinen 3D-tulostustekniikalla valmistettu downlight-valaisin. Valikoimasta löytyvät sekä aula- ja käytävätiloihin että toimistoihin sopivat mallit huomioiden standardin EN 12464-1 häikäisy- ja suojasuojavaatimukset. Saatavana ovat myös alapuolelta sulkuksilla suojatut versiot kosteisiin tiloihin (IP54).

Asennusaukon koko	150–280 mm (valittavissa 5 mm:n välein)
Luokitukset ja käyttö	IP20 tai IP54 (katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta). IK02 tai IK06.
Materiaali	Runko 3D-tulostettua muovia, optiikka muovia
Väri	Saatavana eri värisin kehyksin, mm. valkoinen, musta, pronssi, vihreä, rose ja harmaa
Valovirta	1 200–3 200 lm
Ottoteho	9–29 W
Valotehokkuus	< 120 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/840, SDCM < 5
Optiikka	Kiiltävä (C) Häikäisysojarenkaalla UGR < 19
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₉₀ 100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus 150 tai 200 mm:n upotusaukkoon. Ryhmäjohtojen ketjutus mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuojautomaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisin. Tilauksesta saatavana 175 mm:n ja 225 mm:n upotusaukkoon sopivat valaisimet.
Valonjakotiedostot	https://www.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions/greenspace
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot


Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)


Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/ CCT	Liitäntä- laite	Optiikka	Suoja- lasi	Koriste- kehys	Väri	Turva- valaistus	Suojaus	Sensori
DN500B Mini & Compact 6" (150 mm:n asennusaukko)	LED7S LED11S LED14S	830 840 930	PSU-E PSD-E DIA-E	C OC WR	PCC PCO	DR-FR DR-DF	Standardi- värit WH201 BK402 GR402	ELD3 ELP3 ELW3 ELDC	N DPC	N U4 U5
DN510B Compact (200 mm:n asennusaukko)	LED20S LED30S LED40S LED50S	940	WIA-E SIA-E	BKR BS1 BS2 BS3			Konfigu- roitavissa BR401 BZ410 PK400 GN402			

LED11S = 1 100 lm, LED20S = 2 100/2 200 lm, 830 = Ra 80, 3 000 K, 840 = Ra 80, 4 000 K, PSU-E = ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite, PSD-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, DIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, WIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, SIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, C = korkeakiiltoinen heijastin (UGR 22), OC = toimistoyhteensopiva heijastin (UGR 19), WR = valkoinen heijastin (UGR 25), BKR = musta, BS1-BS3 = satiini, erilaisin tekstuurein, ks. Konfiguraattori, PCC = PC-suojalasi kirkas, PCO = PC-suojalasi opaali, IP54, DR-FR = koristekehys, huurrettu, DR-DF = koristekehys, diffuuseri, WH201 = valkoinen (RAL 9003), BK402 = satiini, musta (RAL 9004), GR402 = satiini, harmaa (RAL 9006), BR401 = satiini, cappuccino, BZ410 = satiini, pronssi, PK400 = satiini, rose, GN402 = satiini, vihreä, ELP3 = turvavalaisin 3h akulla, itsetestaus, ELD3 = DALI turvavalaisin 3h akulla, ELW3 = langaton turvavalaisin 3h akulla, itsetestaus, ELDC = keskusakustollinen turvavalaisuus, N = ei suojausta, DPC = pölysuoja (Dust protection cover), poistetaan ennen käyttöä, U4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Blue-Tooth-yhteys, vaihdettava tunnistinyksikkö, U5 = Multisensor

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Aukon Ø mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	1 444	15,1	200	OC	RA80 / 3 000 K	Interact	910505105033

Saatavana useita muita valaisintyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
<https://www.mycreation.signify.com/fi-eur/lighting-solutions/greenspace>





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin



LuxSpace

DN560B, DN561B, DN570B,
DN570C, DN571B, DN571C, DN572B

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Toimistot, myymälät, hotellit, WC- ja kylpyhuonetilat ym. kosteat sisätilat

Klikkaa esitteeseen

LuxSpace on erittäin energiatehokas, monipuolinen ja laadukkaasti viimeistelty downlight-tuoteperhe. Valaisimesta on saatavana kaksi halkaisijavaihtoehtoa ja kaksi syvyysvaihtoehtoa sekä neliö- ja pintamallit. Valikoimasta löytyvät myös alapuolelta sulkuksilla suojatut versiot kosteisiin tiloihin (IP54).

Asennusaukon koko	150 mm 200 mm
Luokitukset ja käyttö	IP20 tai IP54/20 (katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta), IK03
Materiaali	Runko alumiinia, optiikka muovia, pintamallin kotelo terästä
Väri	Valkoinen, harmaa RAL 9006, musta
Valovirta	800–6 000 lm
Ottoteho	8–33 W
Valotehokkuus	< 147 lm/W, saatavissa korkean valotehokkuuden mallit (UE) 160 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840/930/940 tai Tunable White (säädettävä 2 700–6 500 K, Ra80)
Optiikka	Kiiltävä (C) Matta (M) Fasetoitu (F) Valkoinen (WR) Syvällä heijastimella UGR < 19 (DN560 vain C- ja F-optiikoilla)
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₉₀ 100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus 150 tai 200 mm:n upotusaukkoon. Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen. Myös pintamalli.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI Interact Pro

Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisiin ja sulku- ja koristelasiversiot. Saatavana myös lasisia koristelisäosia. Kattava tuoteperhe-esite: https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/4e98e2ac05cc4304b329a4a40077bdf4
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/alasvalot/philips-uppoasennettava-luxspace-compact/LP_CF_DN610B_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)									
Tyyppi		Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Kaulus	Optiikka	Suojalasi	Väri	Turva- valaistus
DN560B	Mini (matala versio)	85	830	PSU-E	RIM	C	PG	WH	EL3
DN561B	Mini (syvä versio)	125	840	PSD-E	RML	M	PGO	SI	ELD3
DN570B	Compact (matala versio)	205	840UE	PSE-E		F		BK	ELP3
DN571B	Compact (syvä versio)	245	930	WIA-E		WR			DC
DN572B	Compact Square (neliö)	405	940	DIA-VLC-E					
DN570C	Compact (matala pintamalli)	605	TWH (2 700- 6 500 K)	DIA-CLO-E					
DN571C	Compact (korkea pintamalli)			DEIA-VLC-E					
				DIA-E					
				POE-E					

DNxxxB = uppo, DNxxxC = pinta, 840UE = Ra80, 4 000 K, Ultra efficient -versio, jossa valotehokkuus jopa 160 lm/W, TWH = Tunable White, säädettävä värilämpötila 2 700–6 500 K, CRI 80, PSU-E = ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite, PSD-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, PSE-E = ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DC-virransyöttöön (230 V -turvalokäyttö), WIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, DIA-VLC-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, koodattu valo, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, DIA-CLO-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, vakiovalo-ominaisuus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, DEIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, DIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, POE-E = Power over Ethernet, ulkoinen, C = kiiltävä heijastin, M = matta heijastin, F = fasetoitu heijastin, WR = valkoinen heijastin, PG = kirkas sukulasi, IP54 alapuolelta, PGO = opaali sukulasi, IP54 alapuolelta, WH = valkoinen, SI = hopea, BK = musta, EL3 = POE-turvavalaistus, ELD3 = DALI-turvavalaistus 3 tunnin akulla, ELP3 = turvavalaistus 3 tunnin akulla, itsetestaus, DC = turvavalaistus keskusakustojärjestelmään

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Aukon Ø mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
DN560B LED85/830 PSU-E C WH	740	8	150	C	Ra80/3 000 K		910505100907
DN560B LED125/830 POE-E C WH	1 200	11	150	C	Ra80/3 000 K	DALI	910505100929
DN570B LED245/830 WIA-E C WH	2 600	20	200	C	Ra80/3 000 K	Interact	910505102295
DN570B LED245/840 WIA-E C WH	2 600	20	200	C	Ra80/4 000 K	Interact	910505102296
DN570B LED405/830 WIA-E C WH	4 400	33	200	C	Ra80/3 000 K	Interact	910505102299
DN570B LED405/840 WIA-E C WH	4 400	30	200	C	Ra80/4 000 K	Interact	910505102301
DN570B LED245/930H PSU-E C WH	2 600	20	200	C	Ra90/3 000 K		910505102304
DN570B LED245/940H PSU-E C WH	2 600	20	200	C	Ra90/4 000 K		910505102305
DN571B LED205/840 WIA-E C WH	2 000	14,8	200	C	Ra80/4 000 K	Interact	Konfiguroitava *)
DN571B LED245/830 WIA-E C WH	2 600	20	200	C	Ra80/3 000 K	Interact	910505102297
DN571B LED245/840 WIA-E C WH	2 600	20	200	C	Ra80/4 000 K	Interact	910505102298
DN571B LED405/830 WIA-E C WH	4 400	33	200	C	Ra80/3 000 K	Interact	910505102302
DN571B LED405/840 WIA-E C WH	4 400	30	200	C	Ra80/4 000 K	Interact	910505102303
DN571B LED125/840 DIA-VLC-E C WH	1 300	9,2	200	C	Ra80/4 000 K	DALI+ Interact Retail	910505100841
DN571B LED405/840 DIA-VLC-E C WH	4 400	33	200	C	Ra80/4 000 K	DALI+ Interact Retail	910505100886
DN571B LED245/930H PSU-E C WH	2 600	20	200	C	Ra90/3 000 K		910505102306
DN571B LED245/940H PSU-E C WH	2 600	20	200	C	Ra90/4 000 K		910505102307
DN571C LED125/840 PSED-VLC-E C WH	1 200	11	200	C	Ra80/4 000 K	DALI	910771124637


Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/alasvalot/philips-uppoasennettava-luxspace-compact/LP_CF_DN610B_EU/family?size=8

*) Konfiguroitava tuote, ota yhteyttä Signifyn myyntihenkilökuntaan


LuxSpace

DN560B, DN561B, DN570B, DN570C, DN571B, DN571C, DN572B


DN560B




DN561B




DN570B




DN571B



DN572B



DN570C









Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Clear Accent

RS060B, RS061B

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Myymälät, hotellit,
ravintolat, asunnot
ym. sisätilat

Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire Clear Accent on suunnattavalla tai kiinteällä valokeilalla varustettu kohdevalaisin yleisiin sisätiloihin.

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta.
Materiaali	Runko metalli-muovi Optiikka polykarbonaattia ja pinnoitettua alumiinia
Väri	Valkoinen
Valovirta	500–550 lm
Ottoteho	6 W
Valotehokkuus	83 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	827/830/840
Optiikka	Suunnattava keilakulma, 60°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Asennusaukon koko on vanhan 68 mm:n halogeenistandardin mukainen. Asennusaukon korkeus 52–57 mm, voidaan asentaa eristevillaa vasten.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	Himmennettävä ja ketjutettava
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/korostusallasvalot/philips-ledinaire-clear-accent/LP_CF_8685678_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset -> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Värilämpötila	Himmen- nettävä	Ketjutettava	Suunnattava keilakulma	Tilaus- numero
RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	6	2 700/3 000/4 000	Kyllä	Kyllä	Kyllä	41 513 76



Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire All-in Spot

RS071B



PHILIPS

Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Myymälät, hotellit,
ravintolat, asunnot,
ym. sisätilat, kylpy-
huoneet ja WC-tilat
(IP65 etupuolelta)

Valkoinen

Klikkaa
esitteeseen

Musta

Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire All-in Spot on monikäyttöinen suunnattavalla keilalla varustettu kohdevalaisin, jonka liitäntälaitteessa on dip-kytkin värilämpötilan säätöä varten. Valaisimen korkeus on vain 43 mm, eli se soveltuu täydellisesti etenkin ahtaisiin alakattoihin.

Luokitukset ja käyttö	IP65/IP20 (etu/taka), IK03
Materiaali	Runko metalli-muovi. Optiikka polykarbonaattia. Kiinnikkeet terästä.
Väri	Valkoinen Musta Vaihdeettava hopean- tai kullanvärinen kehys
Valovirta	550 lm
Ottoteho	6 W
Valotehokkuus	91 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	Säädettävä värilämpötila dip-kytkimellä 2 700, 3 000 ja 4 000 K, Ra80
Optiikka	Suunnattava keilakulma, 40°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₆₅
Asennus ja kytkentä	Asennusaukon koko 68 mm. Asennus suoraan eristeeseen. 3-napainen pikaliitin.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	Himmennettävä
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/korostusallasvalot/philips-ledinaire-clear-accent/929003322502_EU/product
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)


Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Säädettävä värilämpötila	Aukon Ø mm	Malli	Himmen- nettävä	Väri	Tilaus- numero
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	6	2 700/3 000/4 000 K	68	suunnattava	kyllä	valkoinen	41 513 76
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	6	2 700/3 000/4 000 K	68	suunnattava	kyllä	musta	41 513 77
Lisävarusteet								
RS071B Trim Accessory GD	Kullanvärinen vaihdettava kehys Ø 89 mm							41 513 78
RS071B Trim Accessory SI	Hopeanvärinen vaihdettava kehys Ø 89 mm							41 513 79

i
Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

 **interact ready**



RS151B



RS155B

CoreLine Recessed Spot

RS151B, RS156B, RS150B, RS155B

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Myymälät, hotellit, ravintolat, asunnot ym. sisätilat

Klikkaa esitteeseen

CoreLine Recessed Spot on tyylikäs, edullinen ja helposti asennettava alasvalo. Se on suunnattava ja himmennettävissä rasiäsäätimillä. Tuote on saatavissa vaihdettavalla LED-moduulilla varustettuna, lisätarvikkeina asennuskehikko ja pintakehyksiä.

Luokitukset ja käyttö	IP44 (suunnattava spot) tai IP65 (kiinteä spot), katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko alumiinia
Väri	Valkoinen RAL 9003 tai harjattu alumiini
Valovirta	650–1 200 lm
Ottoteho	8–15 W
Valotehokkuus	< 110 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	827/830/840, SDCM <5
Optiikka	32°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Mallit 68 tai 78 mm upotusaukkoon: RS155B 68 mm (kiinteä), RS156B 68 mm (suunnattava), RS150B 78 mm (kiinteä), RS151B 78 mm (suunnattava). Asennettavissa eristettä vasten. Ryhmäjohtoon ketjutus mahdollinen.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Klikkaa ohjeeseen

Ryhmäkokojohdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	Himmennys nousevaa ja laskevaa aaltoa leikkaavilla himmentimillä DALI , langaton ohjaus (Interact Ready)
Lisätiedot	Saatavana vaihdettavalla LED-moduulilla (RS150Z, RS155Z), eri värisillä kehyksillä ja 78 mm -versio myös upotuskehikoilla varustettuna. Asennettavissa eristettä vasten.
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/korostusallasvalot/philips-coreline-recessed-spot-gen2/LP_CF_RS150B_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset -> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Avauskulma	Liitäntälaite	KytKentä	Väri
RS151B	6	827	32	PSR	PI6	WH
RS156B	9	830		WIA		ALU
RS150B		840				
RS155B						

Himmennys yleisesti markkinoilla olevilla valonsäätimillä (esim. ABB 2250U, ABB 6523U, Schneider SBD200LED)

PSR = säädettävä liitäntälaite, vaihehimmennettävä, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, PI6 = jousipainikeliitin, WH = valkoinen RAL 9003, ALU = alumiini

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Väriämpötila	Aukon Ø mm	Suunnattavuus	Ohjaus	Tilausnumero
RS151B LED9-WB830 PSR PI6 ALU	900	10,2	3000 K	78	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 15
RS151B LED9-WB840 PSR PI6 ALU	950	10,2	4000 K	78	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 17
RS151B LED6-WB-830 PSR PI6 WH	680	7,2	3000 K	78	vaihekulmasäätö	1-10V	42 548 25
RS151B LED6-WB-840 PSR PI6 WH	720	7,2	4000 K	78	vaihekulmasäätö	1-10V	42 548 26
RS150B LED6-WB840 PSR PI6 ALU	720	7,2	4000 K	78-80	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 18
RS156B LED6-WB-830 PSR PI6 WH	750	7,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 20
RS156B LED6-WB-830 PSR PI6 ALU	750	7,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 21
RS156B LED6-WB-840 PSR PI6 WH	800	7,2	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 22
RS156B LED6-WB-840 PSR PI6 ALU	800	7,2	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 23
RS156B LED9-WB-830 PSR PI6 WH	1000	10,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 24
RS156B LED9-WB-840 PSR PI6 ALU	1080	10,2	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 25
RS155B LED6-WB-830 PSR PI6 WH	750	7,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 26
RS155B LED6-WB-830 PSR PI6 ALU	750	7,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 27
RS155B LED6-WB-840 PSR PI6 WH	800	7,2	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 28
RS155B LED6-WB840 PSR PI6 ALU	800	7,2	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 29
RS155B LED6-WB827 PSR PI6 ALU	720	7,2	2700 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 30
RS155B LED9-WB-830 PSR PI6 WH	1000	10,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 31
RS155B LED9-WB-830 PSR PI6 ALU	1000	10,2	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 32
RS155B LED9-WB-840 PSR PI6 WH	1080	10,2	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 33
RS155B LED12-WB-830 PSR PI6 WH	1300	12,3	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 34
RS155B LED12-WB830 PSR PI6 ALU	1300	12,3	3000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 36
RS155B LED12-WB-840 PSR PI6 WH	1380	12,3	4000 K	68	vaihekulmasäätö	1-10V	42 502 37

Vaihdettava LED-moduuli

RS150Z MODULE LED9-WB-830 PSR	900	10,2	3000 K				42 501 98
RS150Z MODULE LED9-WB-840 PSR	950	10,2	4000 K				42 502 09
RS155Z MODULE LED6-WB-/827 PSR	720	7,2	2700 K				42 502 38
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 PSR	750	7,2	3000 K				42 502 40
RS155Z MODULE LED6-WB-/840 PSR	800	7,2	4000 K				42 502 41
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 PSR	1000	10,2	3000 K				42 502 42
RS155Z MODULE LED9-WB-/840 PSR	1080	10,2	4000 K				42 502 43


Lisävarusteet

RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH	Kehys D70, valkoinen	42 502 44
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU	Kehys D70, alumiini	42 502 45
RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK	Kehys D70, musta	42 502 46
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	Kehys D80, musta	42 502 11
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	Kehys D80, valkoinen	42 502 12
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	Kehys D80, alumiini	42 502 14


CoreLine Recessed Spot

RS151B, RS156B, RS150B, RS155B


RS150B



RS151B



RS155B



RS151B ALU



RS151B WH



RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH



RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU



RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK



RS143Z CFRM GRID 1x1 WH





i
Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Luotettavaa suorituskykyä

Projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact ready

GreenSpace Accent

RS340, RS342, RS343

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Myymälät, hotellit, ravintolat ym. sisätilat

GreenSpace Accent on laadukasta valoa tuottava kustannustehokas kohdevalaisin myymälöihin ja kauppakeskuksiin. Tuotevalikoimasta löytyy laaja valikoima optiikoita ja valoreseptejä.

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko alumiinia, optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003, harmaa RAL 9006, musta RAL 9004
Valovirta	1 700–4 900 lm
Ottoteho	14–41 W
Valotehokkuus	< 120 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	827/830/840/PW930/PC930/FMT/CH/FR/Rose, SDCM<3
Optiikka	MB, WB, VWB
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus 175 mm:n upotusaukkoon
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Kiinteä Klikkaa ohjeeseen Elbow Klikkaa ohjeeseen Cardanic Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI , langaton Interact Pro
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvalaisin
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/search?query=greenspace+accent
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT/ valoreseptit	Liitäntälaite	Optiikka	Väri
RS340B (Kiinteä)	17S	830	PSU-E	MB	BK
RS342B (Elbow)	19S	840	PSD-E	WB	WH
RS343B (Cardanic)	27S	PW930	DIA-VLC-E	VWB	SI
	39S	PC930	DIA-E		
	49S	FMT	WIA-E		
		CH			
		FR			
		Rose			


PW = Premium White, PC = Premium Color, FMT = Fresh Food Meat, soveltuu esimerkiksi elintarvikekauppoihin, FR = Frost, CH = Champagne, Rose = Fresh Food Rose, PSU-E = ei-säädettävä liitäntälaite, ulkoinen, PSD-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, DIA-VLC-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, koodattu valo, DIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, DALI-ohjaus, yhteensopiva Interact Retail -järjestelmän kanssa, WIA-E = säädettävä ulkoinen liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, BK = musta, SI = harmaa RAL 9006, WH = valkoinen RAL 9003

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2 700	25,5	WB	PW/Ra90/3 000 K		910505101455
RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1 700	14,4	WB	Ra80/4 000 K		910505101466
RS342B 27S/840 PSU-E WB CP WH	2 700	23,5	WB	Ra80/4 000 K		910771142081

Saatavana useita muita valaisintyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.


<https://www.signify.com/fi-fi/search?query=greenspace+accent>

RS340B




Klikkaa
esitteeseen

RS342B



Klikkaa
esitteeseen

RS343B



Klikkaa
esitteeseen



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä



CoreLine Trunking

LL212X, LL217X, LL234X

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Marketit, teollisuus- ja varastohallit ym. sisätilat

Klikkaa esitteeseen

CoreLine Trunking on isoihin tiloihin suunniteltu erittäin energiatehokas jonovalaisinjärjestelmä, joka tarjoaa laajan optiikkavalikoiman. Asennuskorkeus 2,5–12 m. Saatavana standard- ja High Efficacy -versiot. Yksittäis- tai jonoasennukseen.

Luokitukset ja käyttö	IP20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta IK02
Materiaali	Runko terästä, optiikka muovia
Väri	Valkoinen
Valovirta	3 000–24 000 lm
Ottoteho	18–160 W
Valotehokkuus	< 168 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830 / 840 / 865, SDCM < 3
Optiikka	NB / MB / WB / VWB / DA25 / A / O / PCO
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₅ 100 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Asennus kiinnikkeillä pintaan tai vaijeriripustukseen. Kytetään jonoon, jonka alkuun tulee syöttökappale. Saatavana myös yksittäin asennettavat versiot (BV). Läpijohdotettu.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Yksittäis-valaisimet Klikkaa ohjeeseen Jono-valaisimet Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Interact Pro
Lisätiedot	3,4 m pitkä valaisinrunko voidaan varustaa joko yhdellä tai kahdella DALI-liitäntälaitteella.
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/philips-coreline-trunking-gen25/LP_CF_LL240XI_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntä- laite	Optiikka	Johdin- määrä	Asennus	Turva- valaistus	Tunnistin
LL212X (1 200mm)	30S	830	PSU	WB	5	SMB	ELP3	H4
LL217X (1 700 mm)	53S	840	PSD	MB	7		ELB3	
LL234X (3 400mm)	80S	865	SIA	NB	9			
LL234X (3 400mm "half blind")	45S			DA25				
	80S			A				
	120S			VWB				
	90S			O (linssi)				
	160S			PCO				
	240							

PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, PCO = opaali, SMB = kiinnikkeet pinta-/riipustuskoasennukseen, ELP3/ELB3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, H4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, soveltuu korkeisiin tiloihin

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Pituus mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero	Liitäntä- laitteiden lkm
Yksittäisvalaisimet (BV)*								
LL217X 80S/840 PSU BV WB TW3	8000	51	1700	WB	Ra80/4000K		43 555 38	1
LL217X 80S/840 PSU BV WB	8000	51	1700	WB	Ra80/4000K		43 555 39	1
LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	16000	102	3400	WB	Ra80/4000K		910925867699	1
LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	16000	102	3400	WB	Ra80/4000K		910925867701	2
LL217X 45S/840 1xPSD BV WB	4500	27	1700	WB	Ra80/4000K	DALI	910925868237	1
LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	24000	158	3400	WB	Ra80/4000K	DALI	910925867539	2

*Yksittäisvalaisimet on varustettu päätykansilla ja asennuskiinnikkeillä.
BV = yksittäisvalaisin, HE = High Efficacy

Jonovalaisimet**

LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	4500	28	1700	WB	Ra80/4000K		910925868234	1
LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	8000	49	1700	WB	Ra80/4000K		910925867533	1
LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	16000	102	3400	WB	Ra80/4000K		910925867558	2
LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	5300	34	1130	WB	Ra80/4000K	DALI	910925867515	1
LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	8000	50	1700	WB	Ra80/4000K	DALI	910925868236	1
LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	15000	100	3400	O	Ra80/4000K	DALI	910925867552	2
LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	24000	158	3400	WB	Ra80/4000K	DALI	910925867545	2

**Jonoasennuksessa tarvitaan lisävarusteena yksi aloituspaketti / jono. Jonovalaisimen mukana toimitetaan 1 kpl ripustusvaijerikiinnikkeitä.
Katto-/riipustuskiinnikkeet tilataan lisävarusteena. Huomioi jonon pituudessa aloituspaketin lisäpituus 170 mm.

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/philips-coreline-trunking-gen25/LP_CF_LL240XI_EU/family?size=8


Lisävarusteet

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	Aloituspaketti, sis. syöttöliittimet, päätykannet, 1 kpl ripustus-asennuskiinnike (5- ja 7-napaiset versiot). Pituus 170 mm.	910925867562
LL200Z SMB 2xEP CU7 WH	Aloituspaketti, sis. syöttöliittimet, päätykannet, pinta-asennuskiinnike 1 kpl. Pituus 170 mm.	910925867575
LL200Z SMB WH (5PCS)	Pinta-asennuskiinnike, 5 kappaleen pakkaus	910925867568
LL200Z MB-SW WH (2PCS)	Ripustusvaijerikiinnike 2 kpl	910925867566
LL200Z SW2-3000	Ripustusvaijerit silmukalla 2 kpl, L = 3000 mm	910925867571


Kysy muita lisätarvikkeita Signifyn myynnistä.

Yksittäisasennus


LL120X



LL121X



Kiskojärjestelmäsäätö





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin



Maxos fusion

LL500

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Marketit, teollisuus- ja varastohallit ym. sisätilat

Klikkaa esitteeseen

Maxos fusion on erittäin monipuolinen valaisin-/virtakiskojärjestelmä. Se mahdollistaa eri valaistusjärjestelmien, esim. yleis- ja kohdevalaistuksen sekä antureiden ja pistorasioiden asentamisen samaan kiskoon. Lukuisa määrä laadukkaita optiikoita ja tehoja täyttää vaativatkin tarpeet. Asennuskorkeus 3–16 m. Suunnitellessasi Maxos fusion -järjestelmää ota yhteyttä Signifyn henkilökuntaan, jotta kaikki yksityiskohdat saadaan huomioitua suunnittelun alusta lähtien.

Luokitukset ja käyttö	IP20/54, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Kiskoprofiili ja valaisimien runko terästä, optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003, harmaa RAL 9006, musta RAL 9004
Valovirta	3 100–16 000 lm
Ottoteho	21–125 W
Valotehokkuus	< 185 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/835/840/850/865/930/940, SDCM<3
Optiikka	WB/MB/NB/XNB/DA25/DA35/DA45/A20/PCO
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₉₅ 100 000 h L ₈₅
Asennus ja kytkentä	Virtakiskojärjestelmä. Kiskon asennus kattopintaan tai ripustus lisävarusteilla. Kiskossa läpijohdotus 12+1 johdinta 2,5 mm ² .
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Kisko ▼ Klikkaa ohjeeseen Valaisimet ▼ Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Interact Pro
Lisätiedot	Valaisin koostuu kiskopaneelist ja irrotettavasta LED-moduulista. Saatavissa erillinen Interact-yhteensopiva tunnistin. Kattava tuoteperhe-esite: http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Global/ODLI20180228_001-UPD-en_AA-141034_BROCHURE_Maxos-fusion_INDUSTRIY_A4_LR1.pdf
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/philips-maxos-fusion/LP_CF_LL500X_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)								
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntä- laite	Optiikka	Väri	Turvava- laistus	Kiskon johdinmäärä	Tunnistin
LL512X (IP20, 1 200 mm)	31S	830	PSD	WB	WH	EL1	7	H4
LL523X (IP20, 2 300 mm)	50S	835	PSED	MB	SI	EL3	9	
LL612X (IP54, 1 200 mm)	61S	840	SRD	NB	BK		13	
LL623X (IP54, 2 300 mm)	80S	850	SRED	DA45W				
	62S	865		DA35W				
	100S	930		DA25N				
	123S	940		A20				
	160S			XNB				
				PCO				
				WB-OC (UGR < 19)				

WB-OC saatavana vain LED31S- ja LED62S-tehoille | LED160S: vain optiikat WB, MB, NB, XNB | IP54: vain optiikat WB, MB, NB, muut ETO:na

PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, SRD = Sensor Ready, PCO = opaali, BK = musta RAL 9004, SI = harmaa RAL 9006, WH = valkoinen RAL 9003, EL1 = turvalaisin 1 tunnin akulla, EL3 = turvalaisin 3 tunnin akulla, H4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, soveltuu korkeisiin tiloihin

Tyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	IP- luokka	DALI	Tilausnumero
LED-moduuli								
LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	2700	21	1 138	PCO	Ra80/4 000 K	IP20	●	910925864293
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	5000	36	1 138	WB	Ra80/4 000 K	IP20	●	910925864304
LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	5300	45	1 138	PCO	Ra80/4 000 K	IP20	●	910925864295
LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	10600	89	2 276	PCO	Ra80/4 000 K	IP20	●	910925864298
LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	15000	127	2 276	MB	Ra80/3 000 K	IP20	●	910925865540
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	16000	127	2 276	NB	Ra80/4 000 K	IP20	●	910925865538
LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	5600	45	1 257	WB	Ra80/4 000 K	IP54	●	910925864377
LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	11 200	89	2 395	WB	Ra80/4 000 K	IP54	●	910925864380

Saatavana useita muita valaisintyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/philips-maxos-fusion/LP_CF_LL500X_EU/family?size=8

Tyyppi	Tuote	Pituus	Johtimien lkm	IP-luokka	Väri	Tilausnumero
Virtakisko						
LL512T 7 WH	Maxos fusion -kisko	1 150	7	IP20	valkoinen	910925864257
LL523T 7 WH	Maxos fusion -kisko	2 300	7	IP20	valkoinen	910925864259
LL546T 7 WH	Maxos fusion -kisko	4 600	7	IP20	valkoinen	910925864261
LL512T 13 WH	Maxos fusion -kisko	1 150	13	IP20	valkoinen	910925864258
LL523T 13 WH	Maxos fusion -kisko	2 300	13	IP20	valkoinen	910925864260
LL546T 13 WH	Maxos fusion -kisko	4 600	13	IP20	valkoinen	910925864262
LL512T 7 SI	Maxos fusion -kisko	1 150	7	IP20	harmaa	910925864263
LL523T 7 SI	Maxos fusion -kisko	2 300	7	IP20	harmaa	910925864265
LL546T 7 SI	Maxos fusion -kisko	4 600	7	IP20	harmaa	910925864267
LL512T 13 SI	Maxos fusion -kisko	1 150	13	IP20	harmaa	910925864264
LL523T 13 SI	Maxos fusion -kisko	2 300	13	IP20	harmaa	910925864266
LL546T 13 SI	Maxos fusion -kisko	4 600	13	IP20	harmaa	910925864268
LL512T 7 BK	Maxos fusion -kisko	1 150	7	IP20	musta	910925864269
LL523T 7 BK	Maxos fusion -kisko	2 300	7	IP20	musta	910925864271
LL546T 7 BK	Maxos fusion -kisko	4 600	7	IP20	musta	910925864273
LL512T 13 BK	Maxos fusion -kisko	1 150	13	IP20	musta	910925864270
LL523T 13 BK	Maxos fusion -kisko	2 300	13	IP20	musta	910925864272
LL546T 13 BK	Maxos fusion -kisko	4 600	13	IP20	musta	910925864274
LL623T 7 WH	Maxos fusion -kisko	2 300	7	IP54	valkoinen	910925864277
LL646T 7 WH	Maxos fusion -kisko	4 600	7	IP54	valkoinen	910925864279
LL623T 13 WH	Maxos fusion -kisko	2 300	13	IP54	valkoinen	910925864278
LL646T 13 WH	Maxos fusion -kisko	4 600	13	IP54	valkoinen	910925864280

Kiskon syöttö ja päätykannet, kiinnitystarvikkeet, peitekansilevyt ja pistorasiayksiköt seuravalla sivulla

Tuotevaihtoehdot


Maxos fusion

LL500


Tyyppi	Tuote	Pituus	IP-luokka	Väri	Tilausnumero
Kiskon syöttö ja päätykannet					
LL500Z 2xEP CU WH	Aloitussetti (starter kit)		IP20/54	valkoinen	910925864214
LL500Z 2xEP CU SI	Aloitussetti (starter kit)		IP20/54	harmaa	910925864215
LL500Z 2xEP CU BK	Aloitussetti (starter kit)		IP20/54	musta	910925864216
Kiskon kiinnitystarvikkeet					
LL500Z SMB WH	Pinta-asennuskiinnike		IP20/54	valkoinen	910925864218
LL500Z SMB SI	Pinta-asennuskiinnike		IP20/54	harmaa	910925864219
LL500Z SMB BK	Pinta-asennuskiinnike		IP20/54	musta	910925864220
LL500Z MB-SW WH	Ripustuskiinnike vaijerilukolla		IP20/54	valkoinen	910925864221
LL500Z MB-SW SI	Ripustuskiinnike vaijerilukolla		IP20/54	harmaa	910925864222
LL500Z MB-SW BK	Ripustuskiinnike vaijerilukolla		IP20/54	musta	910925864223
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Ripustuskiinnike vaijerilukolla, sis. 5 m:n vaijerit		IP20/54	valkoinen	910925864230
LL500Z MB-SW2 L5000 SI	Ripustuskiinnike vaijerilukolla, sis. 5 m:n vaijerit		IP20/54	harmaa	910925864231
LL500Z MB-SW2 L5000 BK	Ripustuskiinnike vaijerilukolla, sis. 5 m:n vaijerit		IP20/54	musta	910925864232
LL500Z CPE WH	Jonoasennuskiinnike		IP20/54	valkoinen	910925864211
LL500Z CPE SI	Jonoasennuskiinnike		IP20/54	harmaa	910925864212
LL500Z CPE BK	Jonoasennuskiinnike		IP20/54	musta	910925864213
Peitekansilevyt					
LL500Z BC L1150 WH	Peitelevy	1 150	IP20	valkoinen	910925864764
LL500Z BC L2300 WH	Peitelevy	2 300	IP20	valkoinen	910925864236
LL500Z BC L1150 SI	Peitelevy	1 150	IP20	harmaa	910925864765
LL500Z BC L2300 SI	Peitelevy	2 300	IP20	harmaa	910925864237
LL500Z BC L1150 BK	Peitelevy	1 150	IP20	musta	910925864766
LL500Z BC L2300 BK	Peitelevy	2 300	IP20	musta	910925864238
LL600Z BC L1040 WH	Peitelevy	1 040	IP54	valkoinen	910925864957
LL600Z BC L1090 WH	Peitelevy	1 090	IP54	valkoinen	910925864958
LL600Z BC L2180 WH	Peitelevy	2 180	IP54	valkoinen	910925864763
Pistorasiayksiköt					
LL500Z MOD-DE WH	Pistorasia, kaksiosainen		IP20	valkoinen	910925865359
LL500Z MOD-DE BK	Pistorasia, kaksiosainen		IP20	musta	910925865362
LL500Z MOD-DE SI	Pistorasia, kaksiosainen		IP20	harmaa	910925865365
Yhteensopivat tunnistimet		Ohjaus			
LL500E H4 WH kiskoasennettava tunnistin		Interact			
		910925868449			

Saatavana useita muita lisäosia, tarkista vaihtoehdot tuote-esitteestä tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

Valaisimen mitat:



Valaisinkiskon mitat:







Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Wall-mounted

WL060V, WL070V



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Käytävät, portait, julkisten tilojen sisäänkäynnit

Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire Wall-mounted on seinä- tai kattoasennettava yleisvalaisin. WL070V-mallissa on sisäkäyttöön tai katetuille ulkotiloille soveltuva IP65-luokitus (käyttölämpötila -20 ... +40 °C), WL060V-tuoteversio sopii IP-luokituksensa puolesta vain sisäkäyttöön.



Kokovaihtoehdot	WL060V: Ø 30/35 cm WL070V: Ø 28,5 cm
Luokitukset ja käyttö	WL060V: IK03/IP44 WL070V: IK08/IP65, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Valkoinen
Valovirta	WL060V: 1 100 lm ja 1 700 lm WL070V: 1 100 lm ja 1 700 lm
Ottoteho	11–17 W
Valotehokkuus	100 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/840
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	3- tai 2-napainen pistoliitin. Ketjutettava (max 9 valaisinta).
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Liiketunnistin	Saatavana liiketunnistin- ja päivänvalotunnistinversio, sisältää DIP-kytkimen 10 ja 25 %:n himmennykseen (MDU)
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/seinaasennettavat-valaisimet/philips-ledinaire-wall-mounted-gen2/LP_CF_WL070Vgen2_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)


Tuotevaihtoehdot

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Ø mm	Tilaus- numero
IP44, vain sisäkäyttöön						
WL060V 11_22S/830_840 PSU MDU D350	1100 / 1700 / 2200 lm	22	3000 / 4000 K	on/off	350	41 514 59

WL060V



WL070V



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact
ready

CoreLine Wall-mounted

WL140V



PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Käytävät,
portaikot,
julkisten tilojen
sisäänkäynnit

Klikkaa
esitteeseen

CoreLine Waterproof on seinä- tai kattoasennettava yleisvalaisin, joka sopii korkean IP65-luokituksensa ansiosta sekä ulko- että sisätiloihin. IK10-valaisin on todella kestävä ja siihen on yhdistettävissä erivärisiä koristekehysjä. Saatavana liiketunnistimella tai älykkäällä Interact-ohjauksella varustetut versiot.

Luokitukset ja käyttö	IP65, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta IK10
Materiaali	Runko kuitulasilla vahvistettua 30-prosenttista nailonia, UV-suojattu Kupu polykarbonaattia, UV-suojattu
Väri	Rungon väri valkoinen RAL 9010 tai harmaa RAL 7043
Valovirta	1 200–3 550 lm
Ottoteho	8–24 W
Valotehokkuus	< 110 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830, 840, säädettävä väriämpötila
Optiikka	Symmetrinen
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Pistoliitin ja vedonpoistaja (PIP). Ruuvikiinnitys suoraan pintaan. 4-pisteinen ruuvikiinnitys rungon seinäasennusta varten. 4-pisteinen Torx-ruuvikiinnitys kuvun kiinnittämiseksi runkoon. Läpijohdotus ei mahdollinen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Interact Pro
Liiketunnistin	Valaisimesta on saatavissa päivänvalo- ja liiketunnistinversio, katso lisätiedot asennusohjeesta.
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/seinaasennettavat-valaisimet/philips-coreline-wall-mounted-seinaasennettava/LP_CF_WL120V_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)									
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Kytkenä	Halkaisija mm	Pistoliitin	Turva- valaistus	Tunnistin
WL140V	12S 20S 34S	830 840	PSU (on/off) PSED PSR WIA	WB	TW3	390	PI5	ELB3	MDU

PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSED = säädettävä liitäntälaite, PSR = säädettävä liitäntälaite, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, WB = leveä valonjako, TW3 = varustettu sisäisellä 3-vaiheläpähajotuksella, PI5 = jousipainikeliitin 5x1,5 mm², ELB3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, PSR MDU = päivänvalo- ja liiketunnistin, PSU MDU = liiketunnistin

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Värintoisto/väriämpötila	Ohjaus	Tilaus- numero
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 200/2 000/3 400	11/29	Ra80/CCT (2 700/3 000/4 000 K)	On/off	42 502 49
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050	29	Ra80/CCT (2 700/3 000/4 000 K)	DALI	42 519 28
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050	29	Ra80/CCT (2 700/3 000/4 000 K)	Interact	42 519 32

Liiketunnistimella varustetut valaisimet


WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400/4 050	12/30	Ra80/CCT (2 700/3 000/4 000 K)	On/off	42 519 25
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 400/4 050	12/30	Ra80/CCT (2 700/3 000/4 000 K)	Vaihe- himmennettävä	42 519 27

Turvavaloversio

WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	2 100	20	Ra80/4 000 K	1–10 V -ohjaus	910505101557
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 100	20	Ra80/4 000 K	DALI	910505101555
WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 400	32	Ra80/3 000 K	Interact	910505101564

Lisävarusteet

WL140Z Half-moon Ring GR	Harmaa heijastinkupu seinäasennukseen	42 501 56
WL140Z Half-moon Ring BK	Musta heijastinkupu seinäasennukseen	42 501 59
WL140Z Half-moon Ring WH	Valkoinen heijastinkupu seinäasennukseen	42 501 62
WL140Z Deco Ring GR	Harmaa koristekehys	42 501 65
WL140Z Deco Ring BK	Musta koristekehys	42 501 68



WL140Z
Half-moon Ring
WH



WL140Z
Half-moon Ring
GR



WL140Z
Half-moon Ring
BK



WL140Z
Deco Ring
GR



WL140Z
Deco Ring
BK

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact
ready

CoreLine slim wall-mounted All-in WL200V



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Käytävät,
portaikot,
julkisten tilojen
sisäänkäynnit,
pysäköintihallit

Klikkaa
esitteeseen

CoreLine slim wall-mounted All-in on matala ja pyöreä pinta-asennettava valaisin, joka voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. All-in-valaisimessa on jopa neljä valovirtavaihtoehtoa ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa, joten se on joustava valinta monenlaisiin sisävalaistuskohdeisiin.

Kokovaihtoehdot	Ø 220 mm, 300 mm, 400 mm
Luokitukset ja käyttö	IP54- ja IK08-luokiteltu
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Valkoinen
Valovirta	Vaihdettava valovirta: Ø 220: 550 / 850 / 1 400 / 1 850 lm Ø 300: 1 150 / 1 700 / 2 800 / 3 400 lm Ø 400: 1 400 / 2 100 / 3 400 / 4 200 lm
Ottoteho	Ø 220: 4 / 6 / 10 / 13 W Ø 300: 8 / 12 / 20 / 24 W Ø 400: 10 / 15 / 24 / 30 W
Valotehokkuus	< 140 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840, vaihdettava värilämpötila
Optiikka	Symmetrinen
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Nopea asennus: avattavissa ilman työkaluja, kytkentä jousiliittimillä. Voidaan asentaa suoraan jakorasian päälle, useampi läpivienti pinta-asennuksessa.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI
Liiketunnistin	Saatavissa liiketunnistus, päivänvalotunnistus, porrastettu himmennys ja langaton ryhmitystoiminto (PSR MDU)



Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)						
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Halkaisija mm	Tunnistin
WL200V	5_8_14_18S 11_17_28_34S 14_21_34_42S 17S 32S 42S	830_840	PSU PSED	symmetrinen	220 300 400	MDU



PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSED = säädettävä liitäntälaite, MDU = liiketunnistin

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Värintoisto/ värilämpötila	Ø mm	IP-luokitus	IK-luokitus	Tilaus-numero
WL200V 3_8_14_18S/830_840 PSU WH	550 / 850 / 1 400 / 1 850	4 / 6 / 10 / 13 W	Ra80 / 3 000 / 4 000 K	220	IP54	IK08	42 519 64
WL200V 11_17_28_33S/830_840 PSU WH	1 150 / 1 700 / 2 800 / 3 400	8 / 12 / 20 / 24 W	Ra80 / 3 000 / 4 000 K	300	IP54	IK08	42 519 56
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU WH	1 400 / 2 100 / 3 400 / 4 200	10 / 15 / 24 / 30 W	Ra80 / 3 000 / 4 000 K	400	IP54	IK08	42 519 57



WL200V Ø 220 mm



WL200V Ø 300 mm



WL200V Ø 400 mm





Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Batten

BN021C

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Myymälät, hotellit, ravintolat, asunnot ym. sisätilat, nurkka- ja kalustevalaistus, teollisuus, jonoasennus

Klikkaa
esitteeseen

Ledinaire Batten on monikäyttöinen yleisvalaisin jonoasennukseen tai yksittäin. Valaisimissa joko kiinteä LED-moduuli tai 1–2 kpl T8 LED -valoputkia.

Kokovaihtoehdot	300, 600, 900, 1 200 ja 1 800 mm
Luokitukset ja käyttö	IP20-luokiteltu, IK02
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Valkoinen
Valovirta	480–2 600 lm Huom! Osassa tuotteista vaihdettava LED-moduuli 1 x T8 LED: 18 W, 1 600 lm tai 2 x T8 LED: 36 W, 3 200 lm
Ottoteho	5–24 W
Valotehokkuus	< 108 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/840
Optiikka	Keilakulma 150°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₆₅
Asennus ja kytkentä	1-vaiheläpipohtotettavat mallit (TW1)
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/runkovalaisimet/philips-ledinaire-batten/LP_CF_BN060C_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Pituus mm	Läpilyhdotus *)	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
BN021C LED5S/840 L300	540	5	300	Läpilyhdotettavissa	Ra80/4000 K	on/off	43 506 25
BN021C LED5S/830 L300	480	5	300	Läpilyhdotettavissa	Ra80/3000 K	on/off	43 506 27
BN021C LED10S/840 L600	1050	10	600	Läpilyhdotettavissa	Ra80/4000 K	on/off	43 506 28
BN021C LED10S/830 L600	960	10	600	Läpilyhdotettavissa	Ra80/3000 K	on/off	43 506 30
BN021C LED15S/840 L900	1600	15	900	Läpilyhdotettavissa	Ra80/4000 K	on/off	43 506 31
BN021C LED14S/830 L900	1450	15	900	Läpilyhdotettavissa	Ra80/4000 K	on/off	43 506 33
BN021C LED20S/840 L1200	2100	20	1200	Läpilyhdotettavissa	Ra80/4000 K	on/off	43 506 34
BN021C LED19S/830 L1200	1900	20	1200	Läpilyhdotettavissa	Ra80/3000 K	on/off	43 506 36
BN021C LED25S/840 L1500	2600	24	1500	Läpilyhdotettavissa	Ra80/3000 K	on/off	43 506 37
BN021C LED24S/830 L1500	2400	24	1500	Läpilyhdotettavissa	Ra80/3000 K	on/off	43 506 39






*) Huom! Läpilyhdotusta ei valmiina valaisimessa, ks. asennusohje.


Lisävarusteet

BN021Z C600	Pikaliitin (60 cm plug-to-plug)	911401846482
-------------	---------------------------------	--------------



BN021Z C600





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

 **interact ready**

CoreLine Batten BN126C



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Myymälät, hotellit, ravintolat, asunnot ym. sisätilat, nurkka- ja kalustevalaistus, teollisuus

Klikkaa esitteeseen
▼

CoreLine Batten on edullinen valaisin teollisuuden tuotanto- ja teknisiin tiloihin, nurkkavalaistukseen, yleisvalaistuskohhteisiin ja jonoasennukseen. Valikoimassa on useita pituusvaihtoehtoja –L600 / L1200 / L1500 / L1800 – joiden valovirta on jopa 10 000 lm ja värilämpötila 3 000–4 000 K.

Kokovaihtoehdot	600, 1 200, 1 500 ja 1 800 mm
Luokitukset ja käyttö	IP20 tai IP20 (takaosa) ja IP40 (etuosa)
Materiaali	Runko terästä Optiikka polykarbonaattia, puristettu matta
Väri	Valkoinen
Valovirta	2 000–10 000 lm
Ottoteho	17–75 W
Valotehokkuus	< 137 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840
Optiikka	VWB 120°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Ruuvikiinnitys tai kiinnitys kattoasennuskiinnikkeellä + ripustuskoukulla, 1-vaiheläpipojoitus mahdollinen. Ulkoista virtaliitintä käytettäessä tuote voidaan asentaa ilman kuvun poistoa. Pakkaus ei sisällä virtajohtoa.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Klikkaa ohjeeseen
▼

**Ryhmäkoko johdonsuoja-
automaatille**

Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentä-ohjeesta.
Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)

[DALI](#), langaton ohjaus
(Interact Ready), turvavalaistus (EL)

Lisätiedot

Lisävarusteena kattoasennuskiinnike ja ripustuskoukku (BN126Z SC)

Valonjakotiedostot

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/runkovalaisimet/philips-coreline-batten/LP_CF_BN120C_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Väri	Läpijohdotus	Pituus
BN126C	20S 22S 32S 38S 41S 48S 52S 60S 64S 74S 80S 94S 100S	830 840	PSU (on/off) DALI WIA	VWB	Valkoinen	TW1	L600 L1200 L1500 L1800

PSU (on/off) = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = langattoman Interact Pro -järjestelmän kanssa yhteensopiva ohjattava liitäntälaite, VWB = erittäin leveä valonjako, TW1 = 1-vaiheläpilyhdytys

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus mm	Läpilyhdytys *)	Värintoisto/väri- lämpötila	Ohjaus	Tilaus- numero
BN126C LED41S/840 PSU L1200	4 100	31	1 200	Läpilyhdytettävissä	Ra80/4 000 K	on/off	43 555 43
BN126C LED64S/840 PSU L1200	6 400	49	1 200	Läpilyhdytettävissä	Ra80/4 000 K	on/off	43 555 45
BN126C LED52S/840 PSU L1500	5 200	40	1 500	Läpilyhdytettävissä	Ra80/4 000 K	on/off	43 555 48
BN126C LED80S/840 PSU L1500	8 000	59	1 500	Läpilyhdytettävissä	Ra80/4 000 K	on/off	43 555 50
BN126C LED64S/830_40_65 WIA L1200	6 400	45,5	1 200	Läpilyhdytettävissä	Ra80/CCT (3 000/4 000/6 500 K)	Interact	43 505 20
BN126C LED80S/830_40_65 WIA L1500	8 000	57	1 500	Läpilyhdytettävissä	Ra80/CCT (3 000/4 000/6 500 K)	Interact	43 505 47
BN126C LED25S_41S/830_40_65 PSU L120	2 500/4 100	18/29,5	1200	Läpilyhdytettävissä	Ra80/CCT (3 000/4 000/6 500 K)	on/off	43 506 97
BN126C LED15S_24S/830_40_65 PSU L600	1 500/2 400	10,8/17	600	Läpilyhdytettävissä	Ra80/CCT (3 000/4 000/6 500 K)	on/off	43 506 99
BN126C LED35S_52S/830_40_65 PSU L1500	3 500/5 200	25/37	1 500	Läpilyhdytettävissä	Ra80/CCT (3 000/4 000/6 500 K)	on/off	43 508 49





*) Huom! Läpilyhdytyksestä ei valmiina valaisimissa, ks. asennusohje.


Lisävarusteet

BN126Z SC Ripustussarja [43 555 26](#)

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/runkovalaisimet/philips-coreline-batten/LP_CF_BN120C_EU/family?size=8

BN126Z SC





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

CoreLine FastSet

SM155C



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Varastot, teollisuushallit, katokset, tekniset tilat, toimistot, yleisvalaistus

Klikkaa esitteeseen

Pinta-asennettava IP44-valaisin yleisvalaistuskohteisiin, valaisin soveltuu ulkonäkönsä puolesta sekä varastoihin että toimistoihin. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai valojonoksi. Saatavilla myös 3-vaihe läpijohdotetut mallit. Asennuskorkeus 2–4 m.

Kokovaihtoehdot	600, 1200, 1500 mm
Luokitukset ja käyttö	IP44/20, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko metallia
Väri	Valkoinen
Valovirta	2 200–6 000 lm (osassa valaisimista säädettävä valovirta)
Ottoteho	17–60 W (osassa valaisimista säädettävä valovirta)
Valotehokkuus	< 100 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840 (säädettävä värilämpötila)
Optiikka	WB
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₆₅ 50 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus pintaan, seinään, ripustettuna tai poikkivaijeripustettuna. Ketjutus tai 3-vaiheläpijohdotus mahdollinen.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Klikkaa ohjeeseen

Ryhmä koko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus (optiot)	DALI , langaton ohjaus (Interact Ready)
Liiketunnistin	Saatavana erillisellä Interact-liiketunnistimella varustettuna
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/seinaasennettavat-valaisimet/philips-coreline-fastset-wall-mounted/LP_CF_10244189_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut




Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)							
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Kytkenä	Pituus mm	Pistoliitin
SM155C	22S	830_840	PSU	WB	TW3	602	PI5
	30_48S	840	PSED			1160	
	37_60S		WIA			1440	

PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSED = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, DC-virransyöttöön (230 V -turvalokäyttö), WIA (Interact) = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, WB = leveä valonjako, TW3 = varustettu sisäisellä 3-vaiheläpipohtokuksella, PI5 = 5-napainen pistoliitin

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Väriämpötila K	Optiikka	Pituus mm	Tilaus- numero
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	1 700/1 900/2 200/2 600 (säädettävä)	12/14/17/20 (säädettävä)	3 000/4 000 (säädettävä)	leveä	600	41 514 11
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L116	3 000/3 450/4 100/4 800 (säädettävä)	20/25/30/34 (säädettävä)	3 000/4 000 (säädettävä)	leveä	1200	41 514 12
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	3 700/4 250/5 100/6 000 (säädettävä)	25/30/36/43 (säädettävä)	3 000/4 000 (säädettävä)	leveä	1400	41 514 13



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin

CR150B W60L60

CR250B W30L120

CR350B W60L60

Cleanroom LED

CR150B (IP54) / CR250B (IP65) / CR350 (IP65)

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Puhdistilat, laboratoriot, sairaalatilat, keittiöt ym.

Klikkaa esitteeseen

Cleanroom LED CR150/250/350 on kustannustehokas valaisin korkeaa kotelointiluokkaa vaativiin tiloihin.

Luokitukset ja käyttö	IP54/65, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko terästä Optiikan suoja karkaistua lasia (IP65) tai akryylimuovia (IP54)
Väri	Valkoinen
Valovirta	3 500–6 000 lm
Ottoteho	40–65 W
Valotehokkuus	<88 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	840 / 940 / SDCM <3
Optiikka	Opaali/lasi/OC
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Uppoasennus T-listakattoon, kipsilevykattoon tai piilolistakattoon (kiinnikkeet lisävarusteena). Pinta-asennuskotelo lisävarusteena. Päättävä kytkentä.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)



Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille

Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta.
Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus

[DALI](#)

Valonjakotiedostot

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/puhdastilojen-valaisimet/philips-cleanroom-led-cr250b/LP_CF_CR250B_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Rungon mitat	IP-luokka
CR150B	35S	840	PSU	W60L60	IP54
CR250B	40S	940	PSD	W30L120	IP65
CR350B	55S				
	60S				

LED35S = 3 500 lm, LED40S = 4 000 lm, LED55S = 5 500 lm, LED60S = 6 000 lm, PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimusten häikäisyrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia, W60L60 = 600 x 600 mm, W30L120 = 300 x 1200 mm


Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Koko	IP	IK	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilausnumero
CR350B LED40S/940 PSU W60L60	4 000	41	595 x 595	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra90/4000 K		912401483354
CR350B LED40S/840 PSD W60L60	4 000	37	595 x 595	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra80/4000 K	DALI	912401483355
CR350B LED40S/940 PSD W60L60	4 000	41	595 x 595	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra90/4000 K	DALI	912401483357
CR350B LED60S/940 PSU W60L60	6 000	60	595 x 595	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra90/4000 K		912401483360
CR350B LED60S/840 PSD W60L60	6 000	55	595 x 595	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra80/4000 K	DALI	
CR350B LED60S/940 PSD W60L60	6 000	60	595 x 595	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra90/4000 K	DALI	
CR350B LED40S/940 PSU W30L120	4 000	41	1195 x 295	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra90/4000 K		
CR350B LED60S/840 PSD W30L120	6 000	55	1195 x 295	IP65	IK07	Lasi, OC	Ra80/4000 K	DALI	912401483373

Lisävarusteet	Tyyppi	
CR350Z SMB W60L60	Pinta-asennuskehys CR350	912401483401
CR350Z SMB W30L120	Pinta-asennuskehys CR350	912401483402

CR150B W60L60




CR150B W30L120




CR250B W60L60




CR250B W30L120



CR350B W60L60



CR350B W30L120





Asennuskorkeus

Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

Valitse tilaasi sopiva valaisin asennuskorkeuden mukaan.

Asennuskorkeus

30 m




Lineaariset teollisuusvalaisimet



Syväsäteilijät



GentleSpace




CoreLine Highbay Gen6



CoreLine Highbay Gen5

20 m




SportControl

Maxos
Fusion

CoreLine
Trunking

10 m



Pacific
LED / Value

Ledinaire
Waterproof

CoreLine
Waterproof

CoreLine
Tubular
Waterproof
PC / PMMA



Ledinaire
Highbay



Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Waterproof

WT060C, WT050C



PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Pysäköintihallit,
katetut pysäköinti-
alueet, varastot,
teollisuushallit ym.

Klikkaa
esitteeseen

Asennuskorkeus < 4 m

Ledinaire Waterproof on kestävä ja vesitiivis suljettu teollisuusvalaisin teollisuuteen, varastoihin tai pysäköintihalleihin. IP66-luokiteltu valaisin soveltuu kosteampiinkin tiloihin ja se on helposti asennettavissa holkki-
tiivisteiden ja wipuvagojen ansiosta. Saatavana läpijohtotetut mallit eri pituuksissa ja tehoissa.

Pituusvaihtoehdot	600, 1 200, 1 500 ja 1 800 mm
Luokitukset ja käyttö	IP66, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko ja kupu polykarbonaattia Kiinnikkeet ja kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta terästä
Väri	Harmaa
Valovirta	1 800–8 000 lm
Ottoteho	15–67 W
Valotehokkuus	< 120 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	75 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Asennus kahdella kiinnikesalvalla pintaan. Valaisinta ei tarvitse avata, päissä holkki- tiivisteet ja vipuvagot. Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa valaisimen koko pituudelle. Läpivienti päädyssä, 1-vaiheläpijohtotettu.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Klikkaa
ohjeeseen

Valonjakotiedostot

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/philips-ledinaire-waterproof/LP_CF_WT060C_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme
kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus mm	Värilämpö- tila	Läpi- johdotus	IP	Tilaus- numero
WT060C LED18S/840 PSU L600	1 800	15	600	4 000 K		IP66	43 554 10
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3 600	30	1 200	4 000 K		IP66	43 554 11
WT060C LED56S/840 PSU L1500	5 600	46	1 500	4 000 K		IP66	43 554 12
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3 600	30	1 200	4 000 K	1-vaiheläpijohdotettu	IP66	43 554 13
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5 600	46	1 500	4 000 K	1-vaiheläpijohdotettu	IP66	43 554 14
WT060C LED80S/840 PSU L1800	8 000	65	1 800	4 000 K		IP66	43 554 15
Valaisinrunko vaihdettavalle LED-valonlähteelle (T8-LED-valoputki ei sisälly toimitukseen)							
WT050C 1xTLED L600			600			IP65	43 504 99
WT050C 2xTLED L600			600			IP65	43 504 98
WT050C 1xTLED L1200			1 200			IP65	43 554 16
WT050C 2xTLED L1200			1 200			IP65	43 554 17
WT050C 1xTLED L1500			1 500			IP65	43 554 18
WT050C 2xTLED L1500			1 500			IP65	43 554 19





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact ready

CoreLine Waterproof



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Pysäköintihallit, varastot, teollisuus-hallit, katokset ym. tilat

Klikkaa
esitteeseen

WT120C

Asennuskorkeus < 6 m

CoreLine Waterproof on suosittu ja helposti asennettava 3-vaihdelaipijohdotettu yleisvalaisin teollisiin ja teknisiin tiloihin. Valaisin on lisäksi Interact Ready, joten sitä voidaan ohjata langattomasti Interact-ohjausjärjestelmällä. Valaisimesta ovat saatavissa myös All-in-versiot, joiden valovirtaa voidaan säätää dip-kytkimellä.

Pituusvaihtoehdot	600, 1 200 ja 1 500 mm
Luokitukset ja käyttö	IP65, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta D-merkintä
Materiaali	Runko ja kupu polykarbonaattia. Kiinnikkeet ja kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta terästä.
Väri	Rungon väri harmaa RAL 7035
Valovirta	4 000–8 000 lm All-in-versiot: 600: 2 400 / 2 900 / 3 500 / 4 000 lm 1 200: 2 700 / 3 300 / 3 900 / 4 600 lm 1 500: 4 600 / 5 700 / 6 800 / 8 000 lm
Ottoteho	18–68 W
Valotehokkuus	< 140 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	840, SDCM < 3
Optiikka	Leveä (WB), opaali (PCO)
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus kahdella RST-kiinnikkeellä, joustava kiinnityspisteväli. Läpiviivintä päädyistä tai keskeltä, kytkentä päädyissä, jousipainikeliitin. 3-vaihdelaipijohdotettu.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Interact Pro
Liiketunnistin	Valaisimesta on saatavissa päivänvalo- ja liiketunnistinversio, katso lisätiedot asennus-ohjeesta.
Lisätiedot	Saatavana myös akulla varustettu turvavalaisin ELB3, liiketunnistussensorilla varustettu versio ja energiatehokas UltraEfficient-versio. Optiona asennusta helpottavat ulkoiset pistoliittimet (WEC). Saatavana integroidut liiketunnistimet himmennys- ja ryhmitystoiminnoilla (MDU).

Valonjakotiedostot

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/philips-coreline-waterproof/LP_CF_WT120C_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Tunnistin	KytKentä	Pituus	Turva- valaistus
WT120C	24_29_35_40S 27_33_39_46S 35_43_51_60S 46_57_69_80S 70_86_100_120S 27S 34S 40S 60S 80S	840	PSU PSD WIA PSR	PCO WB (ei merkintää)	MDU	TW3 WEC TW1 WEC	600 1200 1500	ELB3


PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, PSR = säädettävä liitäntälaite, PCO = opaali, WB = leveä optiikka, MDU = liiketunnistin, TW3 = varustettu sisäisellä 3-vaiheläpilyhdyksellä, WEC = ulkoinen pistoliitin, TW1 WEC = varustettu sisäisellä 1-vaiheläpilyhdyksellä ja pistoliittimillä, ELB3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Tilaus- numero
WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	2 400–4 000	14,6–21,5	600		Ra80 /4 000 K	PSU	43 510 56
WT120C G3 27_45S/840 TW3 PSU L1200	2 700–4 600	16,6–28,5	1 200		Ra80 /4 000 K	PSU	43 510 53
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	4 600–8 000	28,5–50	1 500		Ra80 /4 000 K	PSU	43 510 54
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L600	4 000	25	600		Ra80 /4 000 K	PSD	43 510 57
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	4 000	25	1 200		Ra80 /4 000 K	PSD	43 510 33
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	8 000	50	1 200		Ra80 /4 000 K	PSD	43 510 32
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	6 000	37,5	1 500		Ra80 /4 000 K	PSD	43 510 35
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	8 000	50	1 500		Ra80 /4 000 K	PSD	43 510 36

Saatavana useita muita valaisintyyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.


https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/philips-coreline-waterproof-gen3/LP_CF_107693638_EU/family?size=8

WT120C PSU / PSD



Tyyppi	Mitat (mm)						
	A	B	C	D	E min	E max	F
WT120C G3 L600	76	665	80	38	308	512	85
WT120C G3 L1200	76	1215	80	38	538	1062	85
WT120C G3 L1500	76	1515	80	38	838	1362	85

WT120C PSU TW3 / PSD TW1 / PSD TW3



Tyyppi	Mitat (mm)						
	A	B	C	D	E min	E max	F
WT120C G3 TW3/TW1 L600	76	685	80	38	308	512	85
WT120C G3 TW3 L1200	76	1235	80	38	538	1062	85
WT120C G3 TW3 L1500	76	1535	80	38	838	1362	85



CoreLine Tubular Waterproof

WT210C

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

PMMA: sikalat, kanalat, navetat yms., elintarviketeollisuus

PC: hallit ja kulkuväylät

Molemmat: pysäköintihallit, avoimet pysäköintialueet, katokset, korjaamot, yleisvalaistus

i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

Klikkaa esitteeseen



Asennuskorkeus 2,5–6 m

CoreLine Tubular Waterproof -valikoimassa on kaksi erilaista mallia: ammoniakkaa kestävä suljettu vesitiivis valaisin (PMMA), joka soveltuu eläntuotanto- ja karjatilojen valaistukseen sekä modernin industrial-tyylisesti muotoiltu vesitiivis valaisin yleisvalaistuskohteisiin (PC). Kumpikin versio on suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, joten niitä voidaan käyttää vaativissa käyttökohteissa. Molemmat sopivat luokitustensa puolesta sisä- ja ulkotiloihin. Valaisin on lisäksi Interact Ready, joten sitä voidaan ohjata langattomasti Interact-ohjausjärjestelmällä.

Pituusvaihtoehdot	1 200 ja 1 500 mm
Luokitukset ja käyttö	Suojattu vedeltä, pölyltä ja iskuilta. D-luokiteltu. PC: IP68/IK10 PMMA: IP69K/IK06, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	PC: runko ja kupu polykarbonaattia Asennussalvat ja ripustuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
Väri	Harmaa
Valovirta	5 000–7 000 lm
Ottoteho	31–43,5W
Valotehokkuus	161 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830, 840, SDCM < 3
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus kahdella kiinnikesalvalla pintaan, ripustusvaijerilla tai -ketjulla ulko- tai sisätiloihin. Läpivienti päädyssä, 1-vaiheläpipojdotettu. Asennus onnistuu nopeasti ilman työkaluja valmiin läpipojdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta, eikä valaisinta tarvitse avata asennusta varten.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Klikkaa ohjeeseen



Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille

Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus

PSU (on/off)
[Interact Pro](#)

Lisätiedot

WT210C-valaisimesta on saatavissa kaksi mallia:
• ammoniakkaa kestävä, vesitiivis versio (PMMA)
• polykarbonaattikuvulla varustettu vesitiivis versio (PC)
Valmis läpipojdotus ja ulkoinen painoliitin nopeaa asennusta varten.

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LEDx 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Kytkenä	Pituus	Pinta
WT210C	39S 50S 70S	830 840	PSU WIA	VVB Opaali	TW1	1200 1500	PMMA PC

PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, WIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, VVB = erittäin leveä optiikka, TW1 = varustettu sisäisellä 1-vaiheläpilyohdotuksella, PMMA = ammoniakkia kestävä, vesitiivis versio, joka soveltuu peruskohteiden lisäksi eläinrakennusalan kohteisiin ja elintarviketeollisuuteen, PC = varustettu polykarbonaattikuvulla

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus mm	Optiikka	Pinta	Värintoisto/väriämpötila	Tilaus-numero
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	5 000	31	1200	Opaali	PMMA	Ra80 / 4 000 K	43 510 02
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	7 000	43,5	1500	Opaali	PMMA	Ra80 / 4 000 K	43 510 17
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	5 000	31	1200	Opaali	PC	Ra80 / 4 000 K	43 510 18
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	7 000	43,5	1500	Opaali	PC	Ra80 / 4 000 K	43 510 38

Lisävarusteet

WT210Z SW2	Ripustussarja sisävalaistukseen, materiaali ruostumaton teräs	41 514 60
WT210Z SC	Ripustussarja sisä- ja ulkovalaistukseen, materiaali ruostumaton teräs	41 514 63

WT210C PC



WT210C PMMA




WT210Z SW2




WT210Z SC




WT210C PMMA L1200




WT210C PMMA L1500




WT210C PC L1200



WT210C PC L1500



Huom!
PMMA-versio soveltuu ammoniakkikestävyytensä vuoksi esimerkiksi kanalaan.



i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin



Pacific LED Pacific LED Value

Kemikaalinkestävät:
WT490C, WT492C (ATEX2/22),
WT495C (-35...+60°C)

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet

Pysäköintihallit, varastot, teollisuushallit, tuotantotilat, karjasuojat, autopesulat, jne. Räjähdysvaaralliset, kemikaalinkestävyyttä vaativat sekä korkean lämpötilan tilat.

WT490C

Klikkaa esitteeseen

WT475C

Klikkaa esitteeseen

Asennuskorkeus 2,5–11 m

ATEX 2/22

Pacific LED tarjoaa kemikaalinkestävyyttä vaativimpiinkin teollisuuden kohteisiin, laajan järjestelmä- ja optiikkavalikoiman, minimaalisen häikäisyn sekä erinomaisen asennettavuuden. Asennuskorkeus 2,5–11 m. WT490C/WT492C/WT495C-valaisimet ovat kemikaalinkestäviä ja kiertotaloutta tukevia (helppo kierrättää, varaosia saatavissa). Valikoimassa ATEX 2/22 -malli **WT492C** räjähdysvaarallisiin tiloihin ja korkean lämpötilan tiloihin sopiva malli **WT495C**.

Pituusvaihtoehdot	WT490C: 700, 1 200, 1 600 ja 1 800 mm WT475C: 1 200, 1 600 ja 1 800 mm
Luokitukset ja käyttö	IP66, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta. Elintarviketeollisuuden HACCP/IFS-standardeihin soveltuva. Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvat ATEX2/22-mallit. WT490C: D-merkintä
Materiaali	Kupu ja runko polykarbonaattia, kiinnitysmateriaali teräs
Väri	Valkoinen
Valovirta	WT490C: 2 300–15 000 lm WT475C: 4 200–10 700 lm
Ottoteho	WT490C: 14–97 W WT475C: 29–81 W
Valotehokkuus	WT490C: < 165 lm/W WT475C: < 145 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/840, SDCM <3
Optiikka	NB(HRO)/WB/VWB/PCO (opaali) WT490C: saatavilla toimistoyhteensopiva UGR < 1
Valaisimen hyötykäyttöikä	WT490C: 100 000 h L ₈₀ WT475C: 50 000 h L ₈₀
Asennus ja kytkentä	Asennus kahdella RST-kiinnikkeellä, joustava kiinnityspisteväli. Kytkeä päädyistä pistoliittimillä. Ketjutus tai läpijohdotus mahdollinen. WT475C: Kytkeä päädyistä pistoliittimillä. Ketjutus tai 3-vaiheläpijohdotus mahdollinen.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)Ryhmäkoko johdonsuoja-
automaatille

Katso taulukko valaisimäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta.
Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus

[DALI](#)
[Interact Pro](#)

Liiketunnistin

WT490C: saatavissa erillinen Interact-yhteensopiva tunnistin (max. 8 m:n korkeuteen)

Lisätiedot

Kaikki mallit oletuksena kemikaalinkestäviä. Tuote on ekologisesti valmistettu, saatavissa varaosia. Saatavana myös akulla varustettu turvavalaisin:

• **WT490C:** ELP3/ELD3/ELW3

• **WT475C:** ELB3

Saatavana uimahalliin soveltuva versio (SWP)

WT490C: D-merkintä = soveltuu tiloihin, joissa on suurentunut palovaara

Valonjakotiedostot

Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi:
<https://www.signify.com/fi-fi/search?query=pacific+led>

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehtot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehtot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)								
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Kytkenä	Pituus	Turva- valaistus	Antenni
WT490C	235	830	PSU	NB-HRO	TW1	700	ELP3	IA9
WT492C	425	840	PSD	WB	TW3	1200	ELD3	
WT495C	645		PSD-CLO	VWB	TCW5	1600	ELW3	
	805		PSED	PCO	PI5	1800		
	1005		PSED-CLO		PI7			
	1205		SIA		W5			
	1505		SIA-CLO					
			SEIA					
			SEIA-CLO					
WT475C	425	840	PSU	NB-HRO	PI5	1200	ELB3	
	625		PSD	WB	TW1	1600		
	725		WIA	VWB		1800		
	1075							

PSU = ei-säädettävä liitäntälaite, PSD = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, PSD-CLO = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, vakiovalo-ominaisuus, PSED = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, DC-virrasyöttöön (230 V -turvalokäyttö), PSED-CLO = säädettävä liitäntälaite, DALI-ohjaus, vakiovalo-ominaisuus, DC-virrasyöttöön (230 V -turvalokäyttö), SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, SIA-CLO = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, vakiovalo-ominaisuus, SEIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, DC-virrasyöttöön (230 V -turvalokäyttö), SEIA-CLO = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, vakiovalo-ominaisuus, DC-virrasyöttöön (230 V -turvalokäyttö), NB-HRO = kapea keila, käytäväoptiikka, saatavissa UGR < 19, WB = leveä valonjako, VWB = erittäin leveä valonjako, PCO = opaali optiikka, TW1 = varustettu sisäisellä 1-vaiheläpöjohdotuksella, TW3 = varustettu sisäisellä 3-vaiheläpöjohdotuksella, TCW5 = varustettu 3-vaiheisella ketjutuksella valaisimen toisessa päässä, PI5 = 5-napainen pikaliitin, PI7 = 7-napainen pikaliitin, W5 = Wieland-liitin, ELP3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, ELD3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, DALI-ohjaus, ELW3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, langaton Interact-ohjaus, ELB3 = turvavalaisin 3 tunnin akulla, IA9 = Bluetooth-antenni, vaatii ulkoisen tunnistimen

Tuotevaihtoehdot

Valaisintyyppi	Valo- virta lm	Teho W	Pituus mm	Op- tiik- ka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Läpi- johdo- tus	Vaatus- luokka	Tilausnumero
Pacific LED Gen5									
WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700	2300	15,2	700	WB	Ra80 / 4000K				910925868287
WT490C LED42S/840 PSU WB PI5 L1200	4200	25,5	1200	WB	Ra80 / 4000K				910925868288
WT490C LED64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	6400	39,5	1200	WB	Ra80 / 4000K	DALI	TW3		910925867714
WT490C LED80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	6400	51	1200	WB	Ra80 / 4000K	DALI	TW1		910925867725
WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1200	10000	65	1200	WB	Ra80 / 4000K				910925868291
WT490C LED120S/840 PSD WB PI5 L1800	12000	76	1800	WB	Ra80 / 4000K	DALI			910925867741
WT490C LED150S/840 PSU WB PI5 L1800	15000	97	1800	WB	Ra80 / 4000K				910925868295
WT490C LED64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	6400	39,5	1200	WB	Ra80 / 4000K	Interact			910925868514
WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	8000	48,5	1200	WB	Ra80 / 4000K	Interact			910925868515
WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	8000	48,5	1800	WB	Ra80 / 4000K	Interact			910925868516
WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8000	48,5	1800	WB	Ra80 / 4000K	DALI		ATEX 2/22	910925868707
WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	8000	48,5	1800	WB	Ra80 / 4000K			Korkean lämpötilan tilat	910925868701

Lisävarusteet

WT490Z MB90/0	Tiltin bracket / säädettävä seinäkiinnike (2 kpl)	822278066680
---------------	---	--------------

Saatavana useita muita valaisintyyppöjä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/vesitiivit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiivit-valaisimet/philips-pacific-led-gen5/LP_CF_8670882_EU/family?size=8

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Pituus mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	Läpi- johdotus	Tilausnumero
Pacific LED Value								
WT475C LED42S/840 PSU WB L1200	4200	29,8	1200	WB	Ra80 / 4000K			910925868248
WT475C LED72S/840 PSD VVB TW1 L1200	7200	55	1200	VVB	Ra80 / 4000K	DALI	TW1	910925868280
WT475C LED72S/840 PSD WB ELB3 L1200	7200	55	1200	WB	Ra80 / 4000K	DALI		910925868276
WT475C LED72S/840 PSD WB L1600	7200	55	1600	WB	Ra80 / 4000K	DALI		910925868424
WT475C LED62S/840 PSU WB L1800	6200	44	1800	WB	Ra80 / 4000K			910925868297
WT475C LED62S/840 PSD NB-HRO L1800	6200	45,5	1800	NB-HRO	Ra80 / 4000K	DALI		910925868282
WT475C LED107S/840 PSD WB L1800	10700	81	1800	WB	Ra80 / 4000K	DALI		910925868286

Lisävarusteet


WT490Z MB90/0	Tiltin bracket / säädettävä seinäkiinnike (2 kpl)	822278066680
---------------	---	--------------

Saatavana useita muita valaisintyyppöjä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/vesitiivit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiivit-valaisimet/philips-pacific-led-gen5-value/LP_CF_8670890_EU/family?size=8

Pacific LED


WT490C, WT492C, WT495C, WT475C

Yksittäin asennettava (standalone)



Valaisimen tyyppi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg max
WT490C L700 (TCW5)	360–260	660	686	1,6
WT490C, WT492C, WT495C, WT475C L1200 (TCW5)	920–720	1221	1248	2,4
WT490C, WT492C, WT495C, WT475C L1600 (TCW5)	1300–1100	1601	1628	3,0
WT490C, WT492C, WT495C, WT475C L1800 (TCW5)	1480–1080	1783	1810	3,2

Läpijohdotettava



Valaisimen tyyppi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg max
WT490C, WT492C, WT495C, WT475C L1200 TW	920–720	1224	1278	2,8
WT490C, WT492C, WT495C, WT475C L1600 TW	1300–1100	1601	1654	3,4
WT490C, WT492C, WT495C, WT475C L1800 TW	1480–1080	1785	1838	3,6

Pacific LED

Kemikaalinkestävyys

Erilaiset aineet

	Kestävä	Osittain kestävä	Ei-kestävä
Asetoni		●	
Ammoniikki 25 %	●		
Vetyperoksidi 30 %		●	
Sitronellaöljy		●	
Diesel-polttoaine		●	
Glyseroli	●		
Käsivoide	●		
Rasva		●	
Muste	●		
Hyönteismyrkky	●		
Kynsilakanpoistoaine			●
Sitruunamehu		●	
Margariini	●		
Majoneesi	●		
Maito	●		
Mineraaliöljy	●		
Moottoriöljy	●		
Kasviöljy	●		
Oliiviöljy	●		
Parafiiniöljy	●		
Matalaaktaaninen bensiini			●
Korkeaaktaaninen bensiini	●		
Mäntyöljy		●	
Merivesi	●		
Shampoo	●		
Silikoniöljy	●		
Saippuallu	●		
Soijaöljy		●	
Täpätti		●	
Vaha	●		
Etanoli		●	
Natriumhydroksidi 2 %	●		
Fosforihappo 2 %		●	

Puhdistusaineet*

	Kestävä	Osittain kestävä
LERAPUR RHE 132 alkalinen (laimennettu 3 %)	●	
LERADES CSR 102 alkalinen (laimennettu 3 %)		●
LERACID 169 hapan (laimennettu 3 %)	●	
LERACID RSC 215 hapan (laimennettu 3 %)	●	
LERASEPT L 420 hapan (laimennettu 3 %)	●	
Yleispuhdistusaine	●	
Lasinpesuneste	●	
Astianpesuaine	●	

* Lue lisää pesuaineiden kemiallisista koostumuksista Service Manual -huolto-oppaasta (saatavissa Signify Service tag -sovelluksessa).

- Kestävä tarkoittaa, ettei aine vahingoita tai muuta tuotetta
- Ei-kestävä tarkoittaa, että aine vahingoittaa tai muuttaa tuotetta
- Osittain kestävä tarkoittaa, että tuotteen ulkomuotoon tulee muutoksia, mutta tuote ei vahingoitu

Teollisuuden käyttökohde-esimerkkejä

Kemian teollisuus	✓
Autoteollisuus	✓
Petrokemian teollisuus	✓
Raskas teollisuus	✓
Elintarvike- ja lääkeaineteollisuus	✓
Desinfiointi	✓

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Suositukset materiaalien kemiallisesta kestävyystä perustuvat Pacific LED -komponenttien testaamiseen. Testatut aineet on valittu Signifyn teollisuuskohteiden kokemusten perusteella. Mainittakoon vielä kuitenkin, että monien komponenttien materiaalien kestävyys (metallit, muovit, jne.) voivat vaikuttaa muun muassa lämpötila, aineen pitoisuus ja monen kemiallisen aineen yhdistelmä. Tässä tiivistelmässä ei taata tai luvata, ilmaista tai viihjata, että tuotteen altistuminen edellä mainituille kemikaaleille edellä mainituissa käyttökohteissa tarkoittaisi tuotteen olevan kemiallisesti kestävä. Valaisimen sopivuuden arviointi erilaisissa käyttökohteissa on ainoastaan ja yksinomaan asiakkaan vastuulla.

Varastot

Laadukkaan valaistuksen ansiosta tavarat löytyvät nopeammin eikä aikaa kulu hukkaan etsiessä niitä varaston pimeistä nurkista. Riittävä valaistus lattiatasolla (≥ 150 lux) yhdistettynä kunnolliseen hyllyvalaistukseen (≥ 75 lux) voi parantaa merkittävästi logistisia toimintoja. Tuottavuuden merkitys kasvaa optimoitujen toimintojen ollessa edelleen avainasemassa. Pacific LED tarjoaa ratkaisun näihin kaikkiin vaatimuksiin:



- Korkea IP66-luokitus, vesi- ja pölytiivis
- Korkea IK08-luokitus, iskunkestävä



- Erittäin energiatehokas (< 160 lm/W)
- Erittäin pitkä ja luotettava jopa 100 000 tunnin käyttöikä, jonka aikana valon tuotto säilyy vähintään 80-prosenttisesti
- Paras mahdollinen optiikka tilan tarpeisiin alentaa kokonaiskustannuksia



- Pienikokoinen, yksinkertainen ja täysin huollettava valaisin. Korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä tekevät valaisimesta ihanteellisen ympäristöystävällisen vaihtoehdon.



- Uudet valovirtavaihtoehdot (> 8000 luumenia) ja uusi pituusversio (1,8 m) mahdollistavat valaisimen käytön entistä useammissa kohteissa
- Optimoidut optiikat täyttävät EU:n valaistusstandardit sekä lattiataason että käytävien (NB-HRO) valaistuksen osalta ja tukevat työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta



- Joustavat liitäntävaihtoehdot
- Osia voidaan huoltaa, ja dataan pääsy on yksinkertaista valaisimen Signify Service tag -huoltotunnisteen QR-koodin avulla
- Asennus, huolto ja osien vaihtaminen on yksinkertaista



- Valinnainen valaisimeen integroitava ohjausjärjestelmä ja älykkäät valaistusratkaisut mahdollistavat kustannusten, toimintojen ja tuottavuuden paremman optimoinnin

Lue lisää [Interactista sivulta 22](#)

Ohjeita valaistussuunnitteluun


Teollisuusvalaistus
Pacific LED
Varastot

Varastojen käytävät Hyllyvarastot

Suositellut optiikat varastotiloissa*		Valaisimen asennuskorkeus (m)	
		< 6	> 6
Valaistusvoimakkuus (lux)	300	WB	NB-HRO
	200	WB	NB-HRO
	150	WB	NB-HRO

* Riippuen tilan koosta

Uusi kapeakeilainen korkean hyllyvälin optiikka (NB-HRO) on suunniteltu erityisesti varastojen käytäville ja se täyttää kaikki eurooppalaisen EN12464-1: 2021 -standardin sisävalaistusvaatimukset. Käytäville, joiden asennuskorkeus on > 6 m suositellaan leveäkeilaista (WB) optiikkaa.



Avoimet tilat

Logistiikka, tuotanto ja ruoantuotanto


Uusi leveäkeilainen optiikka (WB) on suunniteltu avoimiin tiloihin, joissa tarvitaan etenkin IP65-luokan suojausta. Suositeltu asennuskorkeus on 4–9 m. Uusi optiikka täyttää kaikki eurooppalaisen EN 12464-1: 2021*-standardin valaistusvaatimukset.

Uudet tehokkaat korkean valovirran versiot (> 8 000 lm) vähentävät merkittävästi tarvittavien valaisimien määrää (jopa 44 %) ja energiatehokkuus paranee jopa 10 % korkeamman valotehokkuuden ansiosta.**

Lyhyemmät 1 200 mm:n versiot korvaavat aiemmat 1 200 ja 1 600 mm:n versiot. Uusi lyhyempi pituus valaisee yhtä hyvin kuin aiemmat pitemmät pituudet, ja samalla se säästää enemmän energiaa.

Suositellut optiikat avoimissa tiloissa*		Valaisimen asennuskorkeus (m)		
		< 4	4–9	> 9
Valaistusvoimakkuus (lux)	750	WB	WB/NB-HRO	NB-HRO
	500	VWB	WB/NB-HRO	NB-HRO
	300	VWB	WB	NB-HRO
	200	VWB	WB	NB-HRO

* Riippuen tilan koosta



* Riippuen valovirrasta, valaisimen pituudesta ja valaisimien asettelusta.

** Verrattuna Pacific gen4 LED805 -versioon (tai vastaavaan).



Ledinaire

Edullinen
luottotuote

Ledinaire Highbay

BY030P



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Korkeat teollisuus-,
varasto-, myymälä-
ja urheiluhallit

Klikkaa
esitteeseen

Asennuskorkeus min. 4 m

Ledinaire Highbay on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen syväsiteilijävalaisin korkeisiin teollisuustiloihin. All-in malli, jossa on vaihdettava värilämpötila ja valovirta, mahdollistaa valaisimen käytön monipuolisissa kohteissa.

Luokitukset ja käyttö	IP65, IK07, D-luokitus
Materiaali	Runko valualumiinia Optiikka polykarbonaattia
Väri	Tummanharmaa
Valovirta	15 000 / 22 000 / 28 000 lm
Ottoteho	100 / 145 / 195 W
Valotehokkuus	142 / 147 / 155 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	4 000 / 5 000 / 6 500 K
Optiikka	Keilakulma 90°
Valaisimen hyötykäyttöikä	75 000 h L ₆₅
Asennus ja kytkentä	Asennus sangalla (tilattava erikseen: 43 505 04), putkitangolla tai ripustus koukkuun. Kytkeä ulkoisella pistoliittimellä (IP65).

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)

Klikkaa
ohjeeseen

Lisätiedot	Lisätarvikkeena saatavana optinen heijastin (43 505 05), asennussanka (43 505 19), mikroaaltosensori (41 514 52) ja kaukosäädin (41 514 53).
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-ledinaire-high-bay/LP_CF_BY020P_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Halkaisija mm	Värilämpötila	Ohjaus	Tilaus- numero
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15 000/22 000/28 000	100 / 195	320	4 000/5 000/6 500 K	On/off Valaisimessa paikka mikro- aaltotunnisti- melle, joka on ohjattavissa kaukosäätimellä	43 505 04
Vaihdettava valovirta/värilämpötila						
Lisävarusteet						
HIGHBAY MB_Z	All-in-kiinnityssanka, musta					43 505 19
LSCS HIGHTBAY SENSOR_Z	All-in-mikroaaltosensori					41 514 52
HIGHTBAY REMOTE CONTROL_Z	All-in-kaukosäädin, vaatii lisävarusteeksi erillisen tunnistimen					41 514 53
HIGHTBAY REFLECTOR AL-L_Z	Optinen heijastin					43 505 05

Kiinnityssanka





Mikroaaltosensori



Kaukosäädin



Optinen heijastin





BY120

i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

interact
ready

CoreLine Highbay Gen5 BY120P, BY121P

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Korkeat teollisuus-, varasto-, myymälä- ja urheiluhallit

Klikkaa
esitteeseen

Asennuskorkeus 5–25 m

CoreLine Highbay on edullinen ja helposti asennettava yleisvalaisin korkeisiin tiloihin. Saatavana langattomalla Interact-ohjauksella.

Luokitukset ja käyttö	IP65, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta D-merkintä
Materiaali	Runko alumiinia, optiikka PC-muovia
Väri	Tummanharmaa
Valovirta	10 500–30 000 lm
Ottoteho	67–203 W
Valotehokkuus	< 159 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	840 / 865, SDCM < 5
Optiikka	WB/NB
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₅ , 100 000 h L ₇₅
Asennus ja kytkentä	Asennus sangalla, putkitangolla tai ripustus koukkuun Kytkeä ulkoisella pistoliittimellä valaisimeen
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	BY120 Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentä-ohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Interact Pro
Tunnistin	Saatavana erillinen Interact-yhteensopiva tunnistin
Lisätiedot	Interact Pro -integroitu korkean tilan sensori (SNHR210) soveltuu käytettäväksi max. 16 metrin asennuskorkeudessa.
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-coreline-highbay-gen5/LP_CF_9243999_EU/family?size=8

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Tunnistin
BY120P BY121P BY122P BY122X	100 150 200 250 300	840 865	PSU PSD SIA	WB NB	H4
BY100P BY101P BY102P	105 205 255	840	PSU	WB	

BY120P = pieni runkoversion, BY121P = keskikokoinen runkoversion, BY122P = iso runkoversion, BY122X = integroidulla sensorilla varustettu Interact Ready -valaisin, PSU = on/off-liitäntälaite, PSD = DALI, SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, H4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Bluetooth-yhteys, soveltuu korkeisiin tiloihin

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Halkaisija mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Paino kg	Ohjaus	Tilaus- numero
CoreLine Highbay Gen5								
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	10 500	67	290	WB	Ra80/4 000 K	2,0		43 514 11
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	15 000	95	290	NB	Ra80/4 000 K	2,0		43 514 43
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	15 000	95	290	WB	Ra80/4 000 K	2,0		43 513 03
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	10 500	72	330	NB	Ra80/4 000 K	3,6	DALI	43 514 27
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	10 500	72	330	WB	Ra80/4 000 K	3,6	DALI	43 514 28
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	15 000	102	330	NB	Ra80/4 000 K	3,6	DALI	43 513 07
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	15 000	102	330	WB	Ra80/4 000 K	3,6	DALI	43 513 09
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	20 000	134	330	NB	Ra80/4 000 K	3,6	DALI	43 514 29
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	20 000	134	330	WB	Ra80/4 000 K	3,6	DALI	43 514 34
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	20 000	126	330	NB	Ra80/4 000 K	2,7		43 514 19
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	20 000	126	330	WB	Ra80/4 000 K	2,7		43 514 26
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	25 000	168	393	NB	Ra80/4 000 K	6,3	DALI	43 514 37
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	25 000	168	393	WB	Ra80/4 000 K	6,3	DALI	43 514 38
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	25 000	157	393	NB	Ra80/4 000 K	4,2		43 514 35
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	25 000	157	393	WB	Ra80/4 000 K	4,2		43 514 36
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	25 000	168	393	WB	Ra80/6 500 K	6,3	DALI	43 514 39
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	30 000	205	393	NB	Ra80/4 000 K	6,3	DALI	43 513 18
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	30 000	205	393	WB	Ra80/4 000 K	6,3	DALI	43 513 22
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	30 000	192	393	NB	Ra80/4 000 K	4,2		43 513 10
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	30 000	192	393	WB	Ra80/4 000 K	4,2		43 513 14
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	10 500	72	393	WB	Ra80/4 000 K	5,3	Interact	43 514 40
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	20 000	133	393	WB	Ra80/4 000 K	5,3	Interact	43 514 41
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	25 000	166	393	WB	Ra80/4 000 K	6,6	Interact	43 514 42
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	30 000	203	393	WB	Ra80/4 000 K	6,6	Interact	43 513 26

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-coreline-highbay-gen5/LP_CF_9243999_EU/family?size=8





Lisävarusteet

BY121Z G5 BR L200

Sankakiinnike, L200

[43 513 28](#)

Sankakiinnike





Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine

Luotettavaa suorituskykyä projekteihin, joissa valolla on merkitystä

U Ultra Efficient

S interact ready

CoreLine Highbay Gen6 Ultra Efficient BY122P

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Korkeat teollisuus-, varasto-, myymälä- ja urheiluhallit

Klikkaa esitteeseen



Asennuskorkeus min. 5 m

CoreLine Highbay UltraEfficient on korkealla valotehokkuudella varustettu edullinen ja helposti asennettava yleisvalaisin korkeisiin tiloihin. Saatavana langattomalla Interact-ohjauksella, valikoimassa myös turvavalistusversioita.

Luokitukset ja käyttö	IP65 tai IP66, IK08, D-luokitus
Materiaali	Runko paineallettua alumiinia, optiikka polykarbonaattia
Väri	Harmaa
Valovirta	10 000-40 000 lm
Ottoteho	51-222 W
Valotehokkuus	179-196 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	840, SDCM <5
Optiikka	WB (90°) tai NB (55°) UGR 22 (NB) / UGR 25 (WB)
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₇₀
Asennus ja kytkentä	Asennus sangalla (tilattava erikseen: 43 510 00), putkitangolla tai ripustus koukkuun. Kytkeä ulkoisella pistoliittimellä valaisimeen.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)



Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille

Katso taulukko valaisinsuoritus- ja johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus

[DALI](#)
[Interact Pro](#)

Lisätiedot

Saatavana lisätarvikkeena asennussanka (43 510 00).

Valonjakotiedostot

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-coreline-highbay-gen6/LP_CF_11732983_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)						
Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Tunnistin	Suojausluokka
BY120P BY121P BY122P BY122X	100 150 200 250 300 350 400	840	PSU PSD SIA	WB NB	H4	I

BY120P = pieni runkoversio 350 mm, BY121P = keskikokoinen runkoversio 430 mm, BY122P = iso runkoversio 480 mm, BY122X = integroidulla sensorilla varustettu Interact Ready -valaisin, iso runkoversio 480 mm, PSU = on/off-liitäntälaite, PSD = DALI, SIA = säädettävä liitäntälaite, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, NB = kapea valonjako, WB = leveä valonjako, H4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, Bluetooth-yhteys, soveltuu korkeisiin tiloihin










Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Halkaisija mm	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Paino kg	Ohjaus	Tilaus- numero
CoreLine Highbay Gen6 Ultra Efficient								
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	10 000	51	350	NB	Ra80/4 000 K	2,6		911401553345
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	10 000	51	350	WB	Ra80/4 000 K	2,6		911401553645
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	15 000	78	350	NB	Ra80/4 000 K	2,6		911401553945
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	15 000	78	350	WB	Ra80/4 000 K	2,6		911401554245
BY120P G6 LED150/840 PSD WB	15 000	82	350	WB	Ra80/4 000 K	3,4	DALI	911401554345
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	20 000	105	350	NB	Ra80/4 000 K	2,6		911401554545
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	20 000	105	350	WB	Ra80/4 000 K	2,6		911401554845
BY120P G6 LED200/840 PSD NB	20 000	110	350	NB	Ra80/4 000 K	3,4		911401554645
BY120P G6 LED200/840 PSD WB	20 000	110	350	WB	Ra80/4 000 K	3,4	DALI	911401554945
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	25 000	130	430	NB	Ra80/4 000 K	3,6		911401555145
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	25 000	130	430	WB	Ra80/4 000 K	3,6		911401555445
BY121P G6 LED250/840 PSD NB	25 000	137	430	NB	Ra80/4 000 K	4,4	DALI	911401555245
BY121P G6 LED250/840 PSD WB	25 000	137	430	WB	Ra80/4 000 K	4,4	DALI	911401555545
BY121P G6 LED280/840 PSD NB	28 000	153	430	NB	Ra80/4 000 K	4,4	DALI	911401555745
BY121P G6 LED280/840 PSD WB	28 000	153	430	WB	Ra80/4 000 K	4,4	DALI	911401555945
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	30 000	155	430	NB	Ra80/4 000 K	3,6		911401556145
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	35 000	184	480	NB	Ra80/4 000 K	4,3		43 508 50
BY122P G6 LED350/840 PSD WB	35 000	196	480	WB	Ra80/4 000 K	6,4	DALI	43 508 53
BY122P G6 LED350/840 PSD NB	35 000	196	480	NB	Ra80/4 000 K	6,4	DALI	43 508 55
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	40 000	210	480	NB	Ra80/4 000 K	4,3		43 508 52
BY122P G6 LED400/840 PSD WB EL-DC	40 000	222	480	WB	Ra80/4 000 K	6,4	DALI	43 508 56
BY122P G6 LED400/840 PSD NB EL-DC	40 000	222	480	NB	Ra80/4 000 K	6,4	DALI	43 508 97
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	20 000	110	350	NB	Ra80/4 000 K	3,5	Interact	911401554745
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	20 000	110	350	WB	Ra80/4 000 K	3,5	Interact	911401555045
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	25 000	137	430	NB	Ra80/4 000 K	4,5	Interact	43 508 98
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	25 000	137	430	WB	Ra80/4 000 K	4,5	Interact	911401555645
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	28 000	153	430	NB	Ra80/4 000 K	4,5	Interact	911401555845
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	28 000	153	430	WB	Ra80/4 000 K	4,5	Interact	911401556045
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	35 000	196	480	NB	Ra80/4 000 K	6,6	Interact	911401556545
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	35 000	196	480	WB	Ra80/4 000 K	6,6	Interact	911401556845
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	40 000	222	480	NB	Ra80/4 000 K	6,6	Interact	911401557145
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	40 000	222	480	WB	Ra80/4 000 K	6,6	Interact	911401557445

Saataavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-coreline-highbay-gen6/LP_CF_11732983_EU/family?size=8

Lisävarusteet		
BY121Z G6 BR L300	Kiinnityssanka	43 510 00

CoreLine Highbay Gen6 Ultra Efficient

BY122P





Korkeat teollisuus- ja urheilutilat





Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin



Saatavana vaihdettavalla NBA-optiikalla



BY580



BY580 H4

GentleSpace

BY580

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Korkeat teollisuus-, varasto-, myymälä- ja urheiluhallit

Asennuskorkeus 10–30 m

ATEX 2/22

Klikkaa esitteeseen

GentleSpace on erittäin laadukas korkeiden tilojen valaisin, jonka tuotevaihtoehdot sopivat vaativiin käyttökohteisiin. Valikoimassa on useita optiikoita eri sovelluksiin ja jopa 30 m:n asennuskorkeuksiin. Saatavana langattomalla Interact-ohjauksella ja säädettävällä optiikalla varustettu versio. Valikoimasta löytyvät myös uimahalleihin, sisäliikuntasaleihin, kemikaalinkestävyyttä vaativiin ja korkeisiin käyttölämpötiloihin sopivat mallit. Tehokkuus jopa 189 lm/W.

Luokitukset ja käyttö	IP65, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta. IK07/IK08 pallosuojattu, merivesisuojattu, uimahallsuojattu. D-luokitus.
Materiaali	Runko alumiinia, optiikan suoja lasia tai PC-muovia
Väri	Harmaa RAL 9006
Valovirta	13 000–70 000 lm
Ottoteho	84–232 W
Valotehokkuus	Standardi 174 lm/W High Efficacy (HE) 184 lm/W Ultra Efficacy (UE) 189 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/840/865, 940*/850*, SDCM < 3
Optiikka	WB/MB/NB/XNB/HRO/NBA/XNB UGR < 19/20/22/25 mallista riippuen
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₅
Asennus ja kytkentä	Asennus vaijeriripustimilla (oletus) tai sangalla seinään tai kattoon. Kytkeä pistoliittimellä valaisimeen.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisimäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Interact Pro
Tunnistin	Saatavana erillinen Interact-yhteensopiva tunnistin tai integroitu tunnistin
Lisätiedot	Saatavana kemikaalinkestävänä, palloiluhalleihin sopivat versiot, elintarviketiloihin soveltuvat mallit, meriveden kestävä (MSP), uimahallitiloihin (SWP) ja ATEX 2/22 tiloihin soveltuvat versiot, korkeisiin lämpötiloihin soveltuva versio sekä akulla varustettu turva-valaisin. Optiona langaton ohjaus. Saatavana suojausluokan I ja II -versiot. Flicker free (välkkymätön, täydellä teholla 4 %) = soveltuu urheiluhalleihin.

Valonjakotiedostot

Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi:

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-gentlespace-gen4/LP_CF_11202358_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaitte	Optiikka	Tunnistin	Suojalasi	Turva-valaistus	Väri	Suojaus-luokka	Pinta	Kiinnitys
BY580P	130S	830	PSU	NB	H4	GC	ELP3	SI	I	SWP	SMT
BY581P	170S	840	PSD	MB		PC	ELD3		II	CHEM	MBW
BY582P	200S	865	PSED	WB			ELW3			XT	BR
BY583P	250S	940	PSD-CLO	HRO						MPS	
BY580X	350S	850	PSED-CLO	NBA						BP	
BY581X	490S		SIA	XNB							
	700S		SEIA	ASYM							
			SIA-CLO								
			SEIA-CLO								

BY580P = pieni runkoversion, BY581P = iso runkoversion, BY582P = pieni runkoversion ATEX 2/22, BY583P = iso runkoversion ATEX 2/22, BY580X = pieni runkoversion, Interact-ohjaus, BY581X = iso runkoversion, Interact-ohjaus, XT = Extreme-malli (+70 °C)

Liitäntälaitteet: PSD = säädettävä liitäntälaitte, DALI-ohjaus, PSED = säädettävä liitäntälaitte, DALI-ohjaus, DC-virrasyöttöön (230V -turvalokäyttö), PSD-CLO = säädettävä liitäntälaitte, DALI-ohjaus, vakiovalo-ominaisuus, PSED-CLO = säädettävä liitäntälaitte, DALI-ohjaus, vakiovalo-ominaisuus, DC-virrasyöttöön (230V -turvalokäyttö), SIA = säädettävä liitäntälaitte, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, SEIA = säädettävä liitäntälaitte, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu sensori, DC-virrasyöttöön (230V -turvalokäyttö), SIA-CLO = säädettävä liitäntälaitte, langaton Interact-ohjaus, valaisimeen integroitu antenni, vakiovalo-ominaisuus, DC-virrasyöttöön (230V -turvalokäyttö)

Optiikat: NB = kapea, UGR < 19, MB = keskileveä, WB = leveä, HRO = korkea hyllyväli, NBA = säädettävä, XNB = erittäin kapea, UGR < 19, ASYM = epäsymmetrinen

Tunnistin: H4 = läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, BlueTooth-yhteys, soveltuu korkeisiin tiloihin

Suojalasi: GC = kirkas lasi, PC = polykarbonaatti

Turvavalaistus: ELP3 = turvavalaistus 3 tunnin akulla (850 lm), ELD3 = turvavalaistus 3 tunnin akulla, DALI-ohjaus, ELW3 = turvavalaistus kolmen tunnin akulla, langaton Interact-ohjaus

Väri: SI = hopea RAL 9006





Pinta: SWP = uimahalliversio, MSP = merivesisuojuattu, BP = pallon kestävä, CHEM = kemikaalikestävä

Kiinnitys: SMT = ripustusvaijerit 4 m, MBW = seinään, sanka, BR = kattoon, sanka

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Optiikka	Värintoisto/väri- lämpötila	Kiinnitys- tapa	Ohjaus	Tilausnumero
BY580P 130S/840 PSD HE WB GC SI	13 000	WB	Ra80/4 000 K	Kattosanka	DALI	910505102882
BY581P 250S/840 PSD MB GC SI	25 000	MB	Ra80/4 000 K	Kattosanka	DALI	910505102901
BY581P 250S/840 PSD HE ASYM GC SI MBW	25 000	ASYM	Ra80/4 000 K	Kattosanka	DALI	910505102913
BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000	WB	Ra80/4 000 K	Kattosanka	Interact, integroitu tunnistin	910505102861
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000	WB	Ra80/4 000 K	Kattosanka	Interact, integroitu tunnistin	910505102869

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/philips-gentlespace-gen4/LP_CF_11202358_EU/family?size=8





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Kattavat ominaisuudet

Räätälöityjä ratkaisuja vaativampiinkin kohteisiin

interact ready

SportControl

BCS375, BPS375

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Sisäurheilutilat,
liikuntakeskukset,
urheiluhallit ja
sisäpelikentät

Klikkaa
esitteeseen

Asennuskorkeus 6–18 m

SportControl on suunniteltu sisäurheiluhalleihin ja siinä on standardit täyttävä pallosuojaus. Saatavana pinta- ja ripustusasennettavat mallit sekä eri koko- ja valovirtavaihtoehtoja. Monipuolinen optiikkavalikoima mahdollistaa kohteeseen optimoidun valaistussuunnitelun.

Luokitukset ja käyttö	IP20, IK02/IK08, katso tarkemmin asennus- ja kytkentäohjeesta
Materiaali	Runko terästä, optiikan suoja akryyliä
Väri	Valkoinen
Valovirta	11 000–22 000 lm
Ottoteho	63–127 W
Valotehokkuus	177 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	840, SDCM ≤ 4
Optiikka	NB WB DA35
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₅
Asennus ja kytkentä	BCS375: pinta-asennus BPS375: ripustusasennus
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisimäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI Yhdistettävissä Interact Pro (RF DALI Connector)
Tunnistin	Yhdistettävissä Interact-yhteensopivaan tunnistimeen RF DALI Connectorilla
Lisätiedot	Soveltuu palloiluhalleihin, täyttää vaaditut standardit. Saatavana koot W20 L148, W29 L177 ja W29 L148.
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/philips-sportcontrol/LP_CF_BCS375i_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)


Tyyppi	Valovirta LED x 100 lm	CRI/CCT	Liitäntälaite	Optiikka	Koko	IK-luokka	Väri
BCS375 BPS375	110S 165S 200S 220S	840	PSD	NB WB-NB DA35-FR	W20 L148 W29 L177 W29 L148	IK02 IK08	Valkoinen

PSD = DALI, NB = kapea valonjako UGR < 19, WB-NB = keskileveä valonjako, DA35-FR = epäsymmetrinen valonjako

Valaisintyyppi	Valovirta lm	Teho W	Optiikka	Värintoisto/ värilämpötila	Ohjaus	IK- luokitus	Tilausnumero
Pinta-asennus							
BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	11 000	63	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103770
BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	16 500	93	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103769
BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	20 000	119	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK09	910505103773
BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	22 000	130	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103774
BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	20 000	119	WB	Ra80/4 000 K	DALI	IK08	910505103772
BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	11 000	63	DA35-FR	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103771
BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	16 500	93	DA35-FR	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103776
BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	22 000	130	DA35-FR	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103775
Ripustusasennus							
BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	11 000	63	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103781
BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	16 500	93	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103778
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	20 000	119	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK08	910505103777
BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	22 000	130	WB-NB	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103783
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	20 000	119	WB	Ra80/4 000 K	DALI	IK08	910505103782
BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	11 000	63	DA35-FR	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103780
BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	16 500	93	DA35-FR	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103779
BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	22 000	130	DA35-FR	Ra80/4 000 K	DALI	IK02	910505103784

Saatavana useita muita valaisintyyppisiä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/sportcontrol/LP_CF_BCS375i_EU/family?size=8



Valitse jokaiseen ulkovalaistus-
kohteeseen sopiva valaistusratkaisu

LEDgine performance

Edeltäjänsäkin energiatehokkaampi

LEDgine performance korvaa LEDgine Optimized -alustan, ja se on edeltäjänsäkin energiatehokkaampi ja tarjoaa kattavan valikoiman räätälöityjä optiikoita ulkovalaistuksen käyttökohteisiin. Uusin LED-tekniikka mahdollistaa jopa 200 lm/W:n valotehokkuuden ja korkeamman valovirran suurentamatta valaisimen kokoa, mikä takaa optimaaliset kokonaiskustannukset. Mukautettavat LEDgine performance -alustat tukevat lukuisia eri valovirra- ja optiikkavaihtoehtoja, ja ne löytyvät jo monista ulkovalaisimistamme.

LEDgine performance koostuu kolmesta osasta:

Vakiokokoiset LED-alustat

Vakiokokoisien LED-alustojen ansiosta valaisimet voidaan päivittää helposti uuteen LED-tekniikkaan valonjakoja muuttamatta. Lisäksi uusi LED-tekniikka (UltraEfficient-versiot) mahdollistaa jopa 200 lm/W:n valotehokkuuden sekä valovirran nostamisen valaisimen kokoa kasvattamatta. Näin ollen uudet alustat ovat energiatehokkaita, ja niillä voidaan pienentää hankintakustannuksia. Saatavilla on LED-alustoja, jotka tarjoavat useita värilämpötiloja (1 800–5 700 K) ja valoreseptejä, ja saatavissa ovat myös vakiovalovirralliset versiot (CLO). LED-alustan käyttöönotto on helppoa Signify Service tag -sovelluksessa.

Vakio-optiikat

Signifyn erittäin laajasta optiikka- ja häikäisysojavalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu kaikkiin käyttökohteisiin. Vakiokokoiset LED-alustat mahdollistavat integroinnin pienikokoisiin valaisimiin, mikä takaa tehokkaan valaistuksen pienemmillä kustannuksilla. Vakio-optiikoilla on keskenään lähes vastaavat optiikat LED-alustan tyypistä riippumatta, mikä takaa mahdollisimman yhtenäisen valaistuksen lediin vaihdettaessa. Optiikkavalikoima tukee monia eri asennustapoja, esimerkiksi variasennusta ja ripustusasennusta. Optiikoilla on erinomainen suorituskyky ja tehokkuus. Lisäksi lisävarusteilla, kuten heijastamattomalla lasilla ja valkoisella kehyksellä, voidaan parantaa valaisinten valotehokkuutta.

Räätälöitävä ratkaisu

Jos laajasta vakiomallistosta ei löydy sopivaa ratkaisua, sellainen voidaan tarvittaessa räätälöidä Signifyn omalla työkalulla. Valaisimen voi räätälöidä valovirran, ledien määrän, valovirran pysyvyyden, käyttöiän, himmennuksen ja kustannusten mukaan. Näin saadaan paras tasapaino kustannusten, käyttöiän ja energiankulutuksen välillä. Lisäksi LEDgine performance -optiikat sopivat erinomaisesti älykkäisiin valaistuksenohjausratkaisuihin.


Vakio-optiikoita tärkeimpiin käyttökohteisiin

Jokaisella ulkotyöalueella on omat valaistusvaatimuksensa. Tämän vuoksi mukautettavat ratkaisut, kuten säädettävä valovirta ja jopa räätälöidyt valonjaot, ovat tärkeitä. Turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta on tärkeää, että valoa on tarpeeksi paljon, se on tasaista, ja ettei se häikäise. Lisäksi valaistuksen häiriövalon minimoimiseen tulee kiinnittää huomiota.


Signify on luonut kattavan valikoiman vakio-optiikoita, jotka täyttävät jokaisen ulkovalaistuskohteen vaatimukset.

Luminanssiluokat (M)


Erittäin kapeat optiikat




Kapeat optiikat



Keskileveät optiikat



Leveät ja erittäin leveät optiikat




P-optiikoita lisätään valikoimaan jatkuvasti, joten valikoima päivittyy edelleen. Lisäksi kaikkia O-optiikoita on vielä saatavilla, kysy lisää Signifyn henkilökunnalta.




Valaistusvoimakkuusluokat (P, C)

Optiikat kapeista leveisiin



Erityisoptiikat


Märät tiet



Comfort



Kasvontunnistus




Käyttökohdekohtaiset optiikat

Puistot ja aukiot

DS51P





Kadut ja tiet

Oikeanlainen valaistus parantaa katujen ja teiden turvallisuutta, sillä niiden tulee olla hyvin valaistuja, jotta tienkäyttäjät näkevät liikenteessä hyvin. Näkyvyyden lisäksi on tärkeää välttää häikäisyä, sillä se voi häiritä ajamista. Sopiva valaistus valaisee teiden lisäksi pientareet, jalkakäytävät ja pyörätiet, jotta autoilijat näkevät jalankulkijat ja pyöräilijät. Väärin valittu optiikka saattaa aiheuttaa hajavaloa ja energiahukkaa. Oikeanlaisen valaistuksen avulla on nimittäin mahdollista säästää energiaa valon määrästä tinkimättä. Tällöin valoa kohdennetaan vain sinne, missä sitä tarvitaan.



Pysäköintialueet

Oikeanlaisen valaistuksen tulisi näyttää kulkusuunnat selkeästi ja turvallisesti kaikille tienkäyttäjille. Samalla energiankulutus tulisi minimoida valaisinympälväiden optimaalisella sijoittelulla ja oikeanlainen optiikan valinnalla. Erittäin leveällä valonjaolla ja valaistuksenohjauksella voidaan pidentää valaisinympälväiden välistä etäisyyttä ja vähentää hajavaloa.




Asuinalueet

Asuinalueiden oikeanlainen valaistus parantaa turvallisuutta ja huomioi sekä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden että asukkaiden tarpeet. Kaupungit ovat yleensä hyvin tietoisia valosaasteen ongelmista asukasvalitusten vuoksi. Väärin suuntautuva valo vaikuttaa lähiasukkaiden elämänlaatuun ja luonnolliseen vuorokausirytmiiin samalla, kun se kuluttaa turhaan energiaa. Oikean optiikan avulla valoa voidaan ohjata sinne, missä sitä tarvitaan, ja se auttaa luomaan miellyttävän asuinympäristön.




Harrasteurheilun valaistustarpeet

Valaistuksen tulisi tukea urheiluvoittoa ja samaan aikaan tarjota tarpeeksi valoa katsojien tarpeisiin. Tämä tarkoittaa, että valon tulisi olla laadultaan yhtenäistä ja visuaalisesti miellyttävää niin pelaajille kuin katsojillekin. Valaistus ei myöskään saisi häiritä lähistön asukkaita. Oikea optiikka auttaa minimoimaan valaisinympälväiden määrän, mikä laskee asennuskustannuksia.



Kaupunkien keskustat

Hyvään kaupunkivalaistukseen vaikuttaa useampi tekijä, joista eräs merkittävimmistä tekijöistä on valon laatu. Laadukkaalla valaistuksella voidaan parantaa kaupungin keskustan houkuttelevuutta, jolloin asukkaat ja vierailijat voivat nauttia kaupunkielämästä myös ilta-aikaan. Valaistuksen tulee palvella niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin tarpeita, jotta kaupungilla näkee liikua turvallisesti. Lisäksi valaistuksen tulee olla visuaalisesti miellyttävää. LED-gene performance -optiikkavali-koima tarjoaa ratkaisut myös häiriövalon minimointiin erityisesti mm. jalkakäytävillä, alikulkutunneli- ja puistoihin.



Tunnelit

Kasvavan kaupungistumisen ja väestönkasvun vuoksi tilaa säästävästä tunnelista on tullut tärkeä osa sujuvaa liikennettä. Tunnelivalaistuksen tulisi kaikissa olosuhteissa taata turvallinen liikkuminen ja visuaalisesti miellyttävä, häikäisemätön valo. Samalla valaistus tulee kohdentaa oikein esimerkiksi räätäloityjen valokeilojen avulla, jotka myös pienentävät energiankulutusta ja kustannuksia.

Ulkovalaisimet



		Luma	LumiStreet	DigiStreet	ClearWay	CitySoul	Milewide	Iridium	Coreline Malaga
1	Runko	BGP701 (Nano) BGP702 (Micro) BGP703 (Mini) BGP704 (Medium) BGP705 (Large)	BGP291 (Micro) BGP292 (Mini) BGP293 (Medium) BGP294 (Large)	BGP760 (Micro) BGP761 (Mini) BGP762 (Medium) BGP763 (Large)	BGP307	BRP530 (Mini, varteen) BPP530 (Mini, pylvään päähän) BRP531 (Large, varteen) BPP531 (Large, pylvään päähän)	BRP435 (varteen) BPP435 (pylvään päähän) BRP436 (Large, varteen) BPP436 (Large, pylvään päähän)	BGP501 (Mini) BGP502 (Medium)	BRP101 (Small) BRP102 (Large)
2	LED-paketti (-45)	LED10-LED600	LED6-LED400	LED6-LED360	LED6-LED130	LED19-LED240	LED13-LED185	LED6-LED180	LED37/55/75/110
3	Värintoisto ja värilämpötila	740, 830, 757, 518, 420, 610	722, 727, 730, 740, 830, 757, 518, 420, 610	830, 740, 757, 420, 518, 610	740, 830	740, 830	740, 830	722, 727, 730, 740, 830, 757, 518, 420, 610	740
4	Optiikka *)	Kaikki LEDgine-P	Kaikki LEDgine-P	Kaikki LEDgine-P	Kaikki LEDgine-P	Kaikki LEDgine-P	Kaikki LEDgine-P	Kaikki LEDgine-P	DM, DW
5	Vakiovalovirta	CLO	CLO	CLO	CLO	CLO	CLO	CLO	-
6	Liitettävyyss (anturille)	SRT, SRB, EZR, NEMA	SRT, SRB, EZR, NEMA	SRT, SRB, EZR, NEMA	SRT, NEMA	SRT, SRB, EZR, NEMA	SRT, SRB, NEMA	SRT, SRB, NEMA	-
7	Ohjaus	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF, LS	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF, LS	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF, LS	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF, LS	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF, LS	D9, D11, D12, D13, D28, D18/DDF	-

D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, LS = Lumistep, EZR = EasyAir, NEMA = Nema socket, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä

*) Katso LEDGINE-P-optiikat, sivu 145










Näin luet ledivalaisimien tyyppimerkintää:

BGP293	LED200	740	DM11	CLO	SRT	D9
1	2	3	4	5	6	7

- 1 Valaisimen runkokoodi
- 2 LED-paketti **) (valaisimen ledien valovirta esim. LED200 = 20 000 lm)
- 3 Värintoistoindeksi Ra > 70 ja värilämpötila 4 000 K
- 4 Optiikka (esim. DM11 = Distribution Medium, DW10 = Distribution Wide)
- 5 Vakiovalovirta
- 6 Liitettävyyss (anturille)
- 7 Ohjaus

**) Huom! Tarkista valaisimen tuottama nettovalovirta suunnittelijaportaalista:
<https://www.signify.com/fi-fi/specifier>

Ulkovalaisimien värit

Valaisin		Vakiovärit	Selite	Maalattu osa
LUMA		GR	Gris 900 Sablé ~ RAL 7022	Koko valaisin
		DGR	Dark Grey 10714	
		LGR	RAL 7035 – Light grey	
		SI	RAL 9006 – White aluminum	
		ALU	RAL 9007 – Grey aluminum	
LUMISTREET		ALU – Unpainted		FN – Runko ja sovite maalaamaton RS – Runko maalattu, sovite maalaamaton AL – Runko ja sovite maalattu
		GR	RAL 7035 – Light grey	
		GR-10714	Philips Ult Dark Grey RAL 10714	
IRIDIUM		GR	RAL 7035 – Light grey	CO – Yläpinta maalattu AL – Koko valaisin maalattu
		SI	RAL 9006 – White aluminum	
COLOR KINETICS		Black	RAL 9011	
		Silver	RAL 9006	
		White	RAL 9016	
		Bronze	RNT1J3592	
CLEARWAY		ALU – Unpainted		FN – Runko ja sovite maalaamaton RS – Runko maalattu, sovite maalaamaton AL – Runko ja sovite maalattu
		GR	RAL 7035 – Light grey	
		GR-10714	Philips Ult Dark Grey RAL 10714	
DIGISTREET		DGR	Dark Grey 10714 ~ RAL 7016	Koko valaisin
TOWNTUNE		DGR	Dark Grey 10714 ~ RAL 7022	Koko valaisin
MILEWIDE		GR	Standard Dark Grey	Koko valaisin
		SI	Satin Silver Grey ~ RAL 9007	
CITYSOUL		DGR	Dark Grey (SIA432)	CO – Runko tummanharmaa ~ RAL 7022 + kehys satiinihohtoinen hopeanharmaa ~ RAL 9006 AL – Koko valaisin maalattu

HUOM!

- Värit ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä vastaa 100-prosenttisesti todellista sävyä.
- GR-värisävyt GR-10714 ja GR-900 eivät täysin vastaa RAL-sävyjä, koska ne ovat mattapintaisia maaleja. RAL-sävyissä on aina kiiltoa.

Ulkovalaistuksen valaistuksenohjaus

Lisää valaisinluetteloon halutun ohjaustavan koodi varsinaisen tuotekoodin perään.

Esimerkki 1: **LumiStreet BGP214 T25 1xLED120-4S/740 DM11 DDF3**

Esimerkki 2: **LumiStreet BGP214 T25 1xLED120-4S/740 DM11 CLO DDFC (tieluokka M3b)**

Ohjaustapa	Koodi	Toimintatapa	Huom!
Dynadimmer	DDF1	Liitäntälaitteeseen integroitu toiminta, joka käyttää esiasetettua himmennysaikataulua. Pudottaa valotasoa kahdessa portaassa yön keskipisteen molemmin puolin.	Ei vaadi erillistä ohjauskaapelia. Ei seuraa astronomista kelloa, vaan toimii yön pituuden mukaan. Valaisimelle esim. kello- tai hämäräkytkin. Valaisimen jännitettä ei saa katkoa yöaikaan tai se sekoittaa Dynadimmerin toiminnan.
	DDF2		
	DDF3		
	DDFC	Kustomoitu himmennysaikataulu	Himmennysaikataulu vahvistetaan erikseen asiakkaan toiveiden mukaisesti.
LumiStep	LS-6	Liitäntälaitteeseen integroitu toiminta, joka käyttää esiasetettua himmennysaikataulua. Pudottaa valotasoa 50 % yön keskipisteen molemmin puolin kuuden (LS-6) tai kahdeksan (LS-8) tunnin aikajaksolla.	Ei vaadi erillistä ohjauskaapelia. Ei seuraa astronomista kelloa, vaan toimii yön pituuden mukaan. Valaisimelle esim. kello- tai hämäräkytkin. Valaisimen jännitettä ei saa katkoa yöaikaan tai se sekoittaa Lumistepin toiminnan.
	LS-8		
DALI	D9	Valaisinkohtainen osoitteellinen ohjaus	Vaatii ohjauskaapeloinnin. Yhteensopiva DALI-ohjausjärjestelmiin, esim. Philips Dynalite.
Jänniteohjaus	D11	Ulkoinen ohjaus 230V, joka päälle kytkettäessä pudottaa valotehoa.	Voidaan korvata 2-teho-ohjauksella esim. ELY-teillä. Tarvitaan erillinen ohjausjohdin.
	D12	Ulkoinen ohjaus 230V, joka päälle kytkettäessä nostaa valotehoa.	
Verkkojännite-ohjaus	D13	Ei ulkoista ohjausta, vaan tehoa pudotetaan verkkojännitteellä.	230 V

Purkauslampullisia tievalaisimia vastaavat LED-valaisimet



	Suurpainenatrium "natikka" SON-TTP	Monimetalli CDO-TT	Elohopea HPL
70 W	6 600 lm -> 4 620–5 280 lm LED51-LED59	6 300 lm -> 4 410–5 040 lm LED50-LED56	–
100 W	10 700 lm -> 7 490–8 560 lm LED84-LED99	8 800 lm -> 6 160–7 040 lm LED69-LED80	–
125 W	–	–	6 200 lm -> 4 340–4 960 lm LED49-LED56
150 W	17 500 lm -> 12 250–14 000 lm LED139-LED170	13 500 lm -> 9 450–10 800 lm LED109-LED120	–
250 W	33 200 lm -> 23 240–26 560 lm LED280-LED320	22 500 lm -> 15 750–18 000 lm LED180-LED200	12 700 lm -> 8 890–10 160 lm LED100-LED119
400 W	56 500 lm -> 39 550–45 200 lm LED450-LED550	–	–

Huom! Taulukossa esitetyt valovirrat:

Esim. 33 200 lm = lampun valovirta -> 23 240–26 560 lm = valaisimen valovirrat hyötysuhteella 70 % ja 80 %.

Lähinnä vastaavat ledimoduulit Lumistreet gen2 DM11/740 -valaisimella (sekä Luma gen2).

Vastaavuudet pelkästään valovirroilla.

Optiikaksi esim.

DN10 = kapeat tiet < 4 m

DM11 = keskileveät tiet 4–7,5 m

DW10 = leveät tiet 7,5–10 m

DX10 = alueet, esim. pysäköinti, lastauslaiturin edusta

Philips MASTER LED ja CorePro

Philips MASTER LED ja CorePro -lamppuvalikoimastamme löydät korvaajat **50–150 W:n purkauslampuille** valaisinta vaihtamatta!

PHILIPS



Philips
CorePro LED
HID SON-T



Philips
CorePro LED
HPL



Philips
MASTER LED
HID SON-T



Philips
MASTER LED
HID SOX



Lisätietoja tuotteista
kuvaa klikkaamalla

Purkauslampullisia valonheittämiä vastaavat LED- heittimet



	Suurpainenatrium "natikka" SON-T, NAV-T	Monimetalli HPI-T, HQI-T, CDO-TT, CDM-TT, MHN-TD	Elohopea HPL, HQL
150 W	17 500 lm -> 13 825–13 125 lm Coreline Tempo Medium BVP125 LED160 OFA52 ClearFlood gen2 BVP655 LED160- 4S/740 A65-WB	14 000 lm -> 11 060–10 500 lm Coreline Tempo Medium BVP125 LED120 OFA52 ClearFlood gen2 BVP655 LED130- 4S/740 A65-WB	–
250 W	33 200 lm -> 26 228–24 900 lm Coreline Tempo Large BVP130 LED300 OFA52 ClearFlood gen2 BVP655 LED300-4S/740 A65-WB	20 000 lm -> 15 800–15 000 lm ClearFlood gen2 BVP655 LED180-4S/740 A65-WB	12 700 lm -> 10 033–9 525 lm Coreline Tempo Medium BVP125 LED120 OFA52 ClearFlood gen2 BVP655 LED120-4S/740 A65-WB
400 W	56 500 lm -> 44 635–39 500 lm ClearFlood gen2 BVP656 LED500-4S/740 A65-WB	40 000 lm -> 31 600–30 000 lm ClearFlood gen2 BVP656 LED350-4S/740 A65-WB	22 000 lm -> 17 380–16 500 lm Coreline Tempo Large BVP130 LED210 OFA52 ClearFlood gen2 BVP655 LED200-4S/740 A65-WB
1 000 W	130 000 lm -> 102 700–97 500 lm GameVision BVP440 LED1150/740 DW-60-FG OptiVision LED gen3.5 BVP518 OUT T35 100K LED1720/740 A65-WB	85 000 lm -> 67 150–63 750 lm ClearFlood gen2 BVP657 LED800-4S/740 A65-WB	58 000 lm -> 45 820–43 500 lm ClearFlood gen2 BVP656 LED550-4S/740 A65-WB
2 000 W	–	–	180 000 lm -> 142 200–135 000 lm GameVision BVP440 LED1565/740 DW-60-FG OptiVision LED gen3.5 BVP528 OUT T35 100K LED2590/740 A65-WB

Huom! Taulukossa esitetyt valovirrat:

Esim. 33 200 lm = lampun valovirta -> 26 228–24 090 lm = valaisimen valovirrat hyötysuhteella 79 % ja 75 %.

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



BGP021



BGP026



AluRoad

BGP021 (Mini),
BGP026 (Medium)

Signify



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Tiet, kadut, kevyen liikenteen väylät, asuinalueet, pysäköintialueet

Klikkaa
esitteeseen

Kaupungin valaistuksen uusiminen on AluRoadin avulla helpompaa kuin koskaan, erittäin kilpailukykyiseen hintaan. AluRoad gen2 Pro LED täyttää korkeimmat energiatehokkuusvaatimukset, ja iskunkestävä (IK09) valaisin sopii laajan kallistuskulman ansiosta monenlaisiin kohteisiin.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK09
Käyttölämpötila	–40...+50 C
Paino	3,4–4,4 kg
Materiaali	Runko, kehys ja valaisinkiinnike painevalettua alumiinia Karkaistu tasolasi
Väri	Harmaa RAL 7035 (GR), tummanharmaa (DGR), musta RAL 9005 ja tummanvihreä RAL 6009
Valovirta	1 000–14 700 lm
Ottoteho	11,6–83 W
Valotehokkuus	148–177 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	730/740
Optiikka	Ledgine-P-optiikat. Katso sivu 146 .
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Pylvään päähän Ø 60–76 mm, sivuasennus Ø 48–60 mm
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmä koko johdonsuoja-automaatille	Katso sivu 226
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, Dynadimmer, LumiStep, Interact, Coded mains protocol, Zhaga-liitin
Lisätiedot	Ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-aluroad-gen2/LP_CF_9260510_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)									
Runko	Ledi-moduuli		CRI/CCT	Optiikka			CLO	Liitettävyyys	Valonsäätö
BGP021 (Mini) BGP026 (Medium)	Mini LED20 LED24 LED27 LED30 LED32 LED34 LED35 LED40 LED45 LED46 LED50 LED51 LED56 LED60 LED65 LED69 LED70 Medium LED70 LED73 LED74 LED80 LED89 LED91 LED92 LED94 LED100 LED107 LED113 LED116 LED120 LED130 LED140 LED147		730 740	Kapea DN Dn10 Keskileveä DM DM10 Leveä DW			CLO	SRT	D9 D24/DDF D28 D18/DDF LS


Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

D9 = DALI, D24/DDF = DALI + DynaDimmer, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, LS = Lumistep, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä



Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BGP026 LED74/740 II DM GR CLO-DDF2 D24	6 965 lm	39 W	4,4 kg

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-aluroad-gen2/LP_CF_9260510_EU/family?size=8

Tyyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Zhaga-liitinpaikka	Tilausnumero
BGP021 LED30/740 DM CLO-DDF	2 975 lm	17,2 W	3,4 kg	Päällä	45 173 85
BGP021 LED50/740 DM CLO-DDF	4 910 lm	28 W	3,4 kg	Päällä	45 173 86
BGP026 LED147/740 DW CLO-DDF	14 050 lm	81 W	4,4 kg	Päällä	45 173 87



Dimensions (mm)										
Luminaire	A	B	C	D	D"	E	F	G	H	
Mini BGP021 spigot Ø48-60	428	405	74	102		336	230	115		
Mini BGP021 spigot Ø60-76	480	405	74		152	336	230	115	102	
Medium BGP026 spigot Ø48-60	573	550	74	102		482	230	115		
Medium BGP026 spigot Ø60-76	625	550	74		152	482	230	115	102	



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



BPP530 / BPP531

BPP532

BRP530 / BRP531

CitySoul LED gen2

BPP530 (Mini), BRP530 (Mini),
BPP532 (Mini Lyyra), BPP531 (Large),
BRP531 (Large)



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Asuinalueiden kadut, kaupungin keskustat, puistot, tiet, jalankulkualueet ja pyöräilyreitit

CitySoul Mini
Klikkaa esitteeseen

CitySoul Large
Klikkaa esitteeseen

CitySoul gen2 valaisee tehokkaasti ja luo oikeanlaisen tunnelman kaikenlaisissa kaupunkiympäristöissä reuna-alueilta keskusta. CitySoul-tuoteperhe on modulaarinen, ja valittavissa on monia eri versiovaihtoehtoja, kuten Lyre ja Accent. Asennussovittimen ja valaisinvarren välinen liitos on samassa tasossa, joten kaupunkimaisema säilyy yhtenäisenä ja tyylikkäänä, ja valaisimet ovat huomaamattomia. LED-moduuliin perustuva CitySoul gen2 LED on erittäin tehokas ja helppo huoltaa. Kokovaihtoehtoja on kaksi, ja käytettävissä on varsi-, vaijeri- ja riippuasennus sekä asennus pylvään päähän.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK08
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Paino	10,2–10,5 kg (Mini) 14,9 kg (Large)
Materiaali	Runko alumiinia. Optiikkalevy polymetyylimetakrylaattia.
Väri	GR tummanharmaa
Valovirta	1 900–12 600 lm (Mini), 5 500–22 900 lm (Large)
Ottoteho	12,4–79 W (Mini), 32,5–142 W (Large)
Valotehokkuus	> 130–142 lm/W (Mini), > 137–148 lm/W (Large)
Väriämpötila ja värintoisto	830/740/757
Optiikka	LEDgine-P-optiikat. Katso sivu 146 .
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	BPP530/BPP531/BPP532: Ø 60 mm BRP530/BRP531: Ø 42–48 tai 60 mm sekä erikoiskiinnitykset
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso sivu 226
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, LineSwitch, Coded mains protocol, CLO, Dynadimmer, Zhaga-liitin, NEMA

Lisätiedot	Saatavana MSP (marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/search?query=citysoul
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)													
Runko	Ledimoduuli				CRI/ CCT	Optiikka					CLO	Liitettävyy- vyys	Valonsäätö
	Mini / 740	Mini / 830	Large / 740	Large / 830		Kapea	Keski- leveä	Leveä	Alue	Muut			
BRP530	LED19	LED19	LED55	LED60	740	DN09	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	D9
BPP530	LED22	LED22	LED65	LED70	830	DN10	DM11	DW12	DX50	DS51		SRB	D11
BPP532	LED25	LED25	LED75	LED80	722	DN11	DM12	DW50	DX51	DSM2		NEMA	D12
BRP531	LED30	LED30	LED85	LED90	727	DN26	DM13	DW52	DX52	DPL1			D13
BPP531	LED35	LED35	LED95	LED100	730	DN33	DM30		DX65	DPR1			D18/DDF
	LED40	LED40	LED105	LED110	518	DN50	DM31		DX70				D24
	LED45	LED50	LED115	LED120	420		DM32						D28
	LED55	LED60	LED125	LED130			DM33						
	LED65	LED70	LED135	LED140			DM50						
	LED75	LED80	LED145	LED150			DM52						
	LED85	LED90	LED155	LED160			DM65						
	LED95	LED100	LED165	LED170			DM70						
	LED105		LED175	LED180									
	LED115		LED185	LED190									
	LED120		LED195	LED200									
	LED125		LED205										
	LED130		LED215										
			LED225										
			LED235										
			LED240										

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED100 = ledien valovirta 10 000 lm

SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, NEMA = NEMA-liitin, D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D18/DDF = Dynadimmer, D24 = Dynadimmer + DALI, D28 = Coded Mains

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Tilausnumero
BPP530 LED85/740 II DM11 D9	7 224 lm	53 W	10,5 kg	Konfiguroitava*
BPP531 LED175/740 DM11 D9	14 700 lm	108 W	14,9 kg	Konfiguroitava*

Pylväskiinnikkeet		
JRP532	Post-top adapter -pylväskiinnike kahdelle valaisimelle	910505016852
JRP533	Lyre-varsi (BPP532)	910505016849
JRP534	Erikoisvarsi (BGP530)	910505016858
BGP530 76PA	Post-top adapter 60–76 mm, asennuskulman säätö	Konfiguroitava*
BGP530 MBA P	Kiinnike pylvään sivuun	Konfiguroitava*
BGP530 MBA W	Seinäkiinnike	Konfiguroitava*
JSP530	Vaijerikiinnike	Konfiguroitava*

*Konfiguroitava tuote, ota yhteyttä Signifyn myyntihenkilökuntaan. Useita muita valaisintyyppäjä on saatavana, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

Mini:

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/kaupunkivalaisimet/philips-citysoul-gen2-led-mini/LP_CF_BGP530_EU/family


Large:

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/kaupunkivalaisimet/philips-citysoul-gen2-led-large/LP_CF_BGP531_EU/family


CitySoul LED gen2

BPP530 (Mini), BRP530 (Mini), BPP532 (Mini Lyyra)


BPP530



BRP530




BPP532




CitySoul LED gen2

BPP531 (Large), BRP531 (Large)

BPP531





BRP531



Päivitä vanha Oculus-valaisin nykyaikaan!

Uuden sovitteen avulla päivität perinteisen Oculus-valaisimen tyylikkäästi nykyaikaiseen sekä energiatehokkaampaan LEDiin.

CitySoul gen2 on yksi Philipsin monipuolisimmista katuvalaisimista. Se valaisee erittäin tehokkaasti ja luo oikeanlaisen tunnelman kaikenlaisissa kaupunkiympäristöissä reuna-alueilta keskustaan.



Vanha Oculus

- Vakiovarsilla
- Laippakiinnityksellä
- Yleensä vakiovärillä RAL 6005 Moss green



CitySoul Gen2

- Kahdessa runkokoossa (BVP530 ja BVP531)
- Saatavana useita optiikoita sekä tehoja
- 3 000 tai 4 000 K
- Vakioväri DGR (vastaava RAL 7022 -värin kanssa, saatavana myös muissa RAL-väreissä)

CitySoul gen2 Mini

CitySoul gen2 Large

Sovite – Onnisen varastotuote

- RAL 7022 vastaa CitySoulin vakioväriä (tilattavissa myös muissa RAL-väreissä)
- Plug & Play -asennusvaihtoehto
- Sähkönumero: [45 481 83](tel:04548183)

Lue lisää

onninen



i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



ClearWay gen2

BGP307



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Kadut, kevyen liikenteen väylät, asuinalueet, pysäköintialueet

Klikkaa esitteeseen

ClearWay gen2 pienentää kokonaiskustannuksia ja valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä energia- ja kunnossapitokustannusten säästöön. ClearWay gen2 valaisee laadukkaasti ja tuo tullessaan kaikki LED-valaistuksen edut: energiansäästön ja pitkän hyötykäyttöä. Valaisin on helppo asentaa, sillä se on kevyt ja ohut.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK08
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Paino	4,75–5,35 kg
Materiaali	Runko paineallettua alumiinia. Optiikkalevy polykarbonaattia. Karkaistu tasolasi.
Väri	GR harmaa RAL 7035
Valovirta	800–12 400 lm
Ottoteho	5,8–79 W
Valotehokkuus	> 121–150 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/740/757
Optiikka	LEDgine-O-optiikat
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	

Klikkaa ohjeeseen

Ryhmä koko johdonsuoja-automaatille	Katso sivu 226
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, LineSwitch, Coded mains protocol, CLO, Dynadimmer, Zhaga-liitin, NEMA
Lisätiedot	Saatavana MSP (marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-clearway-gen2/LP_CF_BGP307_EU/family
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)										
Runko	Ledimo- duuli	CRI/ CCT	Optiikka					CLO	Liitettävyyttä	Valonsäätö
BGP307	Micro		Kapea	Keski- leveä	Leveä	Alue	Muut	CLO	SRT SRB NEMA	D9 D11 D12 D13 D18/DDF D24 D28
	LED6	740	DN08	DM10	DW10	DX10	DS50			
	LED8	830	DN09	DM11	DW12	DX50	DS51			
	LED10	722	DN10	DM12	DW50	DX51	DPL1			
	LED12	727	DN11	DM13	DW52	DX70	DPR1			
	LED14	730	DN25	DM30	DW65	DX52	DRM1			
	LED16	518	DN26	DM31			DRM2			
	LED18	420	DN33	DM32			DRN1			
	LED25		DN50	DM33			DRN2			
	LED30			DM50			DRXN0			
	LED35			DM52			DRXN1			
	LED40			DM65						
	LED45			DM70						
	LED54									
	LED69									
	LED84									
	LED99									
	LED109									
	LED120									
	LED130									


Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED130 = ledien valovirta 13 000 lm


SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, NEMA = NEMA-liitin, D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D18/DDF = Dynadimmer, D24 = Dynadimmer + DALI, D28 = Coded Mains

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Tilausnumero
BGP307 LED35-4S/740 DM11 D9	3 080 lm	23 W	5,77 kg	45 173 21
BGP307 LED54-4S/740 DM11 D9	4 700 lm	36,5 W	5,77 kg	45 173 22
BGP307 LED99-4S/740 DM11 D9	8 600 lm	63 W	5,77 kg	45 173 23

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-clearway-gen2/LP_CF_BGP307_EU/family





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

CoreLine Malaga

BRP101, BRP102

PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Kadut, kevyen liikenteen väylät, asuinalueet, pysäköintialueet

Klikkaa
esitteeseen

CoreLine Malaga on edullinen, laadukas valaisinratkaisu, jonka avulla kunnat voivat säästää energiaa ja vähentää häiriövaloa. CoreLine Malaga tarjoaa täydellisen vaihtoehdon perinteisille elohopealamppu-valaisimille.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka II IP65, IK08
Käyttölämpötila	–30...+35 °C
Paino	2,2–3,3 kg
Materiaali	Runko painevalettua alumiinia Karkaistu tasolasi
Väri	LGR harmaa RAL 7035
Valovirta	3 000–9 300 lm
Ottoteho	30–83 W
Valotehokkuus	> 105 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	740
Optiikka	DM, DW
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Varsiasennus Ø 48–60 mm. Pylväskiinnikkeellä ZRP220 tai ZRP100 pylvään päähän Ø 60 mm tai Ø 76 mm (lisävaruste).

Klikkaa
ohjeeseen

Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille

Katso [sivu 226](#)

Valonjakotiedostot

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-coreline-malaga-led/LP_CF_BRP101_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Runko	Ledimoduuli	CRI/CCT	Optiikka
BRP101 (Small) BRP102 (Large)	LED37 LED55 LED75 LED110	740	DM (keskileveä) DW (leveä)

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED55=ledien valovirta 5 500 lm

Tyyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Tilausnumero
BRP101 LED44/740 DM	3 784 lm	28 W	2,2 kg	45 422 13
BRP102 LED58/740 DM	5 162 lm	37 W	3,3 kg	45 422 10
BRP102 LED74/740 DM	6 512 lm	46,5 W	3,3 kg	45 422 11
BRP102 LED110/740 DM	9 680 lm	69 W	3,3 kg	45 422 12

Lisävarusteet

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGHT Säädetty pylväskiinnike [45 517 12](#)

ZRP220 AD60/60 A5 post top adapter Pylväskiinnike, kiinteä kulma [45 517 96](#)

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-coreline-malaga-led/LP_CF_BRP101_EU/family




ZRP100




ZRP220

BRP101



BRP102





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Signify Circle

interact ready

Iridium

BGP501 Mini, BGP502 Medium

Signify



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Moottoritiet, kadut, jalankulkualueet ja pyöräilyreitit, pysäköintialueet

Klikkaa esitteeseen

Iridium-tuoteperheen neljäs generaatio jatkaa muotokieleltään tuttua mallia. Laajentuneesta optiikkavalikoimasta löytyy vaihtoehto kaikkiin tarkoituksiin. Valaisinta voidaan huoltaa ilman työkaluja, mikä helpottaa asennusta ja varaosien vaihtoa.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II. IP66, IK10
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Paino	8–11 kg
Materiaali	Runko painevalettua alumiinia
Väri	Harmaa RAL 7035
Valovirta	900–14 760 lm
Ottoteho	5,5–125 W
Valotehokkuus	>155 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	722, 727, 730, 740, 757, 830
Optiikka	LEDgine-P-optiikat. Katso sivu 146 .
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Pylvään päähän 60–76 mm sekä variasennus Ø 42–60 mm
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, Dynadimmer, Zhaga-liitin, NEMA, Lunetune
Lisätiedot	Saatavana MSP (Marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi: https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-iridium-gen4/LP_CF_BGP501_EU/family
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)												
Runko	Ledimoduuli			CRI/ CCT	Optiikka					CLO	Liitettä- vyys	Valon- säätö
	Mini	Medium	Large		Kapea	Keskileveä	Leveä	Alue	Muut			
BGP501	LED6	LED22	LED85	740	DN08	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	D9
BGP502	LED8	LED24	LED90	830	DN09	DM11	DW50	DX50	DPL1		SRB	D11
	LED10	LED27	LED95	757	DN10	DM12	DW52	DX51	DPR1		EZR	D12
	LED12	LED30	LED100	730	DN11	DM13		DX70	DRN1		NEMA	D13
	LED14	LED35	LED110	518	DN25	DM30			DRN2			D28
	LED16	LED40	LED120	420	DN26	DM31			DRM1			D18/DDF
	LED18	LED45	LED130	610	DN33	DM32			DRM2			
	LED20	LED50	LED140		DN50	DM33			DRXN0			
	LED22	LED55	LED150			DM50			DRXN1			
	LED24	LED60	LED160			DM70						
	LED25	LED65	LED170									
	LED27	LED70	LED180									
	LED30	LED75	LED190									
	LED33	LED80	LED200									
	LED35	LED85	LED210									
	LED40	LED90	LED220									
	LED45	LED95	LED230									
	LED50	LED100	LED240									
	LED54	LED110	LED250									
	LED55	LED120	LED260									
	LED60	LED130	LED280									
	LED65	LED140	LED300									
		LED150	LED320									
		LED160	LED340									
		LED170	LED380									
		LED180	LED400									
		LED190	LED450									
		LED200	LED500									
		LED210	LED550									
		LED220	LED590									
		LED230										
		LED240										
		LED250										
		LED260										


Ledimoduulin koko = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

SRT = SR-socket Top, SRB = SR-socket Bottom, EZR = EasyAir, NEMA = NEMA-liitin, D9 = DALI, D11 / 12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer


Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11	3 741 lm	27 W	8 kg
BGP502 LED130-4S/740 II GF DM11	10 625 lm	72 W	11 kg

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-iridium-gen4/LP_CF_BGP501_EU/family

BGP501 Mini



BGP502 Medium





i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Luma

BGP701 (Nano), BGP702 (Micro), BGP703 (Mini), BGP704 (Medium), BGP705 (Large)

5 vuotta

Tiet, kadut, kevyen liikenteen väylät, asuinalueet, pysäköintialueet

Klikkaa esitteeseen

Luma on selkeälinjainen tievalaisin, joka tarjoaa teille ja kaduille erinomaisen lämmönhallinnan omaavan "asenna ja unohda" -ratkaisun. Luman luumenpaketti ja energiankulutusprofiili voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valonjako voidaan optimoida eri tietyypeille ja/tai G-luokille.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK10
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Paino	8–11,5 kg (ei Large)
Materiaali	Runko, kehys ja valaisinkiinnike painevalettua alumiinia. Karkaistu tasolasi.
Väri	Harmaa GR
Valovirta	750–52 500
Ottoteho	6–345 W
Valotehokkuus	> 110–140 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/740/757
Optiikka	LEDgine-P-optiikat. Katso sivu 146 .
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀

Asennus

Klikkaa ohjeeseen

Ryhmä koko johdonsuoja-automaatille

Katso [sivu 226](#)

Ohjaus ja älyvalaistus

Saatavana CLO, DALI, Dynadimmer, LineSwitch, WattStopper, EasyAir, Coded mains protocol, Zhaga-liittimet

Lisätiedot

Saatavana MSP (marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV.
Saatavana erikoismallit biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (lepakot ja muut yöeläimet herkkiä siniselle valolle).

Valonjakotiedostot

Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/luma-gen2/LP_CF_BGP701_EU/family?size=8

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)															
Runko	Ledimoduuli					CRI/ CCT	Optiikka					CLO	Liitettä- vyys	Valon- säätö	
	Nano	Micro	Mini	Medium	Large		Ka- pea	Keski- leveä	Leveä	Alue	Muut				
BGP701 (Nano)	LED8	LED8	LED8	LED22	LED85	740	DN08	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	D9	
BGP702 (Micro)	LED10	LED10	LED10	LED24	LED90	830	DN09	DM11	DW50	DX50	DPL1		SRB	D11	
BGP703 (Mini)	LED12	LED12	LED12	LED27	LED95	757	DN10	DM12	DW52	DX51	DPR1		EZR	D12	
BGP704 (Medium)	LED14	LED14	LED14	LED30	LED100	730	DN11	DM13		DX70	DRN1		NEMA	D13	
BGP705 (Large)	LED16	LED16	LED16	LED35	LED110	518	DN25	DM30			DRN2			D28	
	LED18	LED18	LED18	LED40	LED120	420	DN26	DM31			DRM1			D18/DDF	
	LED20	LED20	LED20	LED45	LED130	610	DN33	DM32			DRM2				
	LED22	LED22	LED22	LED50	LED140		DN50	DM33			DRXN0				
	LED24	LED24	LED24	LED55	LED150			DM50			DRXN1				
	LED27	LED27	LED27	LED60	LED160			DM70							
	LED30	LED30	LED30	LED65	LED170										
	LED35	LED35	LED35	LED70	LED180										
	LED40	LED40	LED40	LED75	LED190										
	LED45	LED45	LED45	LED80	LED200										
	LED50	LED50	LED50	LED85	LED210										
	LED55	LED55	LED55	LED90	LED220										
	LED60	LED60	LED60	LED95	LED230										
	LED65	LED65	LED65	LED100	LED240										
				LED70	LED110	LED250									
				LED75	LED120	LED260									
				LED80	LED130	LED280									
				LED85	LED140	LED300									
			LED90	LED150	LED320										
			LED95	LED160	LED340										
			LED100	LED170	LED380										
			LED110	LED180	LED400										
			LED120	LED190	LED450										
				LED200	LED500										
				LED210	LED550										
				LED220	LED590										
				LED230											
				LED240											
				LED250											
				LED260											


Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, EZR = EasyAir, NEMA = NEMA-liitin, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä


Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BGP703 LED100/740 II DM11 D9	9000 lm	61 W	9,5 kg

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/luma-gen2/LP_CF_BGP701_EU/family


BGP702 Micro




BGP703 Mini



BGP704 Medium



BGP705 Large





LumiStreet

BGP291 (Micro), BGP292 (Mini),
BGP293 (Medium), BGP294 (Large)

Signify



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Tiet, kadut, kevyen liikenteen väylät, asuinalueet, pysäköintialueet

Klikkaa
esitteeseen

LumiStreet on kustannustehokas ledivaihtoehto perustievalaisimeksi. Valaisin tuottaa laadukasta valoa ja se soveltuu kattavasti erilaisiin käyttökohteisiin. Korkea hyötysuhde ja hyvä häikäisynhallinta tekevät LumiStreet-valaisimesta erittäin hyvän valinnan niin jälkiasennuksiin kuin uusiin toteutuksiinkin.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK08 (IK09 valittavissa)
Käyttölämpötila	−40...+50 °C
Paino	4,2–8,2 kg
Materiaali	Runko, kehys ja valaisinkinnike painevalettua alumiinia. Karkaistu tasolasi.
Väri	Vakiona harmaa LGR (RAL 7035), saatavana myös lukuisia muita RAL-sävyjä
Valovirta	600–42 000 lm
Ottoteho	6–245 W
Valotehokkuus	Jopa 174 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830/740/757/722/727/420/518/610
Optiikka	LEDgine-P-optiikat. Katso sivu 146 .
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Pylvään päähän sekä variasennus Ø 32–48 mm, Ø 48–60 mm, Ø 76 mm. Saatavissa myös työkaluitta avattava malli (ei vakiona).

Klikkaa
ohjeeseen

Ryhmä koko johdonsuoja-automaatille	Katso sivu 226
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, Dynadimmer, LumiStep, LineSwitch, Interact, RF Antenna, WattStopper, EasyAir, Coded mains protocol, Zhaga-liitin
Lisätiedot	Saatavana MSP (marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV. Saatavana erikoismallit biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (lepakot ja muut yöeläimet herkkiä siniselle valolle).
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-lumistreet-gen2/LP_CF_BGP291_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)													
Runko					CRI/CCT	Optiikka					CLO	Liitettävyy	Valonsäätö
	Micro	Mini	Medium	Large		Kapea	Keskileveä	Leveä	Alue	Muut			
BGP291 (Micro)	LED6	LED14	LED60	LED109	740	DN08	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	D9
BGP292 (Mini)	LED8	LED16	LED64	LED120	830	DN09	DM11	DW12	DX50	DPL1		SRB	D11
BGP293 (Medium)	LED10	LED18	LED70	LED130	757	DN10	DM12	DW50	DX51	DPR1		EZR	D12
BGP294 (Large)	LED16	LED20	LED74	LED139	722	DN11	DM13	DW52	DX70	DRN2		NEMA	D13
	LED18	LED22	LED80	LED140	727	DN25	DM30		DX52	DRXN0			D28
	LED20	LED25	LED84	LED149	730	DN26	DM31			DRXN1			D18/DDF
	LED22	LED27	LED90	LED150	518	DN33	DM32						D24/DDF
	LED25	LED30	LED94	LED160	420	DN50	DM33						LS
	LED27	LED34	LED99	LED180	610		DM50						
	LED30	LED35	LED100	LED200			DM70						
	LED34	LED39	LED109	LED240									
	LED35	LED40	LED119	LED260									
	LED39	LED44	LED120	LED280									
	LED40	LED45	LED130	LED300									
	LED45	LED49	LED139	LED320									
	LED49	LED50	LED149	LED340									
	LED50	LED51	LED160	LED380									
	LED51	LED54	LED170	LED400									
	LED54	LED56	LED180	LED420									
	LED56	LED60	LED190										
	LED60	LED64	LED200										
	LED64	LED65	LED220										
	LED65	LED69	LED240										
	LED69	LED70	LED260										
	LED70	LED74											
	LED74	LED75											
	LED75	LED80											
	LED80	LED84											
	LED84	LED85											
	LED85	LED89											
	LED89	LED90											
	LED90	LED94											
	LED94	LED99											
		LED100											
		LED109											
		LED119											
		LED120											
		LED180											

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, D24/DDF = DALI + DynaDimmer, LS = LumiStep, EZR = EasyAir, NEMA = NEMA-liitin, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BGP292 LED80/740 II DM11 D9	7 040 lm	50 W	5,4 kg


Tyyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Zhaga-liitinpaikka	Tilausnumero
BGP390 LED45/740 DM32 CLO-DDF	4 146 lm	27,5 W	4,3 kg		45 043 40
BGP391 LED30/740 DM32 CLO-DDF	2 610 lm	19,2 W	4,8 kg		45 043 80
BGP391 LED30/740 DM32 CLO SRTB	2 610 lm	19 W	4,12 kg	2x (ylä/ala)	45 043 81
BGP391 LED64/740 DM12 CLO SRTB	5 456 lm	39 W	4,12 kg	2x (ylä/ala)	45 043 82
BGP391 LED69/740 DM11 CLO-DDF	6 474 lm	44 W	4,8 kg		45 043 41
BGP392 LED180/740 DM12 CLO-DDF	15 719 lm	114 W	6 kg		45 043 42
BGP392 LED180/740 DM12 SRTB	15 719 lm	114 W	5,22 kg	2x (ylä/ala)	45 043 83

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/tie-ja-katuvalaisimet/philips-lumistreet-gen2/LP_CF_BGP291_EU/family


LumiStreet

BGP291 (Micro), BGP292 (Mini), BGP293 (Medium), BGP294 (Large)


BGP291 Micro




BGP292 Mini



BGP293 Medium



BGP294 Large







BPS559



BRS561



BRS562



BDS563

i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



Copenhagen LED



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Asuinalueiden kadut, kaupungin keskustat, puistot, tiet, jalankulkualueet, pyöräilyreitit



Mini: BPS559 (pylvään päähän), BDS559 (asennus 3/4" kierteellä)
Small: BRS561 (varsiasennus), BDS561 (asennus 3/4" kierteellä), BSS561 (vaijeriripustus)
Large: BRS562 (varsiasennus), BDS562 (asennus 3/4" kierteellä), BSS562 (vaijeriripustus)
Mega: BRS563 (varsiasennus), BDS563 (asennus 3/4" kierteellä), BSS563 (vaijeriripustus)

Copenhagen LED -tuoteperhe tuo kaduille klassista tyylikkyyttä tinkimättä korkeasta laadusta. Se sopii sekä kapeille kävelykaduille että leveimmille ajoväylille. Copenhagen LED -tuoteperheen avulla on helppo luoda kaupunginosiin ja alueille sopiva tunnelma ja identiteetti.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK08 (pieni), IK07 (suuri)
Käyttölämpötila	–40...+25 °C
Paino	3–13,5 kg
Materiaali	Kupu opaali akryyli (PMMA) hohtavalla glow-efektillä. Karkaistu tasolasi. Painevalettu alumiinikiinnike.
Väri	Harmaa GR, RAL 7035
Valovirta	600–35 000 lm
Ottoteho	6–250 W
Valotehokkuus	> 135–145 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	830, 722, 727, 730, 740
Optiikka	LEDgine-O-optiikat
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Varsiasennus Ø48 tai 60 mm, vaijeriripustus tai asennus 3/4" kierteellä. Vaijeriripustuksen ripustussarja tilattava erikseen.

Asennus- ja kytkentäohje
(online-dokumentti)



Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille

Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta.
Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, Dynadimmer, LumiStep, LineSwitch, EasyAir, Coded mains protocol, Zhaga-liittimet
Lisätiedot	Saatavana MSP (Marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/search?query=copenhagen+led
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)													
Runko	Ledimoduuli				CRI/ CCT	Optiikka					CLO	Liitettä- vyys	Valon- säätö
	Mini	Small	Large	Mega		Kapea	Keskileveä	Leveä	Alue	Muut			
BxS559 (Mini)	LED6	LED21	LED40	LED75	722	DN09	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	D9
BxS561 (Small)	LED7	LED24	LED46	LED80	727	DN10	DM11	DW50	DX50	DPL1		SRB	D11
BxS562 (Large)	LED8	LED32	LED48	LED88	730	DN11	DM12	DW52	DX51	DPR1		EZR	D12
BxS563 (Mega)	LED9	LED35	LED56	LED93	740	DN33	DM13		DX70				D13
	LED10	LED40	LED58	LED96	830	DN50	DM30						D28
	LED11	LED46	LED64	LED100			DM31						D18/DDF
	LED12	LED48	LED70	LED104			DM32						LS
	LED13	LED56	LED75	LED110			DM33						
	LED14	LED58	LED80	LED116			DM50						
	LED15	LED64	LED88	LED120			DM70						
	LED16	LED70	LED93	LED125									
	LED17	LED75	LED96	LED130									
	LED18	LED80	LED100	LED135									
	LED19	LED88	LED104	LED140									
	LED20	LED93	LED110	LED145									
	LED21	LED96	LED116	LED150									
	LED22		LED120	LED160									
	LED23		LED125	LED170									
	LED24		LED130	LED180									
	LED25		LED135	LED190									
	LED30		LED140	LED200									
	LED35		LED145	LED210									
			LED150	LED220									
			LED160	LED230									
			LED170	LED240									
			LED180	LED250									
			LED190	LED260									
			LED200	LED280									
				LED300									
				LED310									
				LED320									
				LED340									
				LED350									

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

D9 = DALI, D11 / 12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, LS = Lumistep, EZR = EasyAir, NEMA = NEMA-liitin, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BR561 LED88/740 II DM11 D9	7 568 lm	52 W	5,4 kg

Saatavana useita muita valaisintyyppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.


<https://www.signify.com/fi-fi/search?query=copenhagen+led>

Copenhagen LED

Mini:

BPS559 (pylvään päähän), BDS559 (asennus 3/4" kierteellä)

BPS559




BDS559



Small:

BR5561 (variasennus), BDS561 (asennus 3/4" kierteellä), BSS561 (vaijeriripustus)


BR5561




Large:

BR5562 (variasennus), BDS562 (asennus 3/4" kierteellä), BSS562 (vaijeriripustus)


BR5562



BDS562




BSS562




Mega:

BR5563 (variasennus), BDS563 (asennus 3/4" kierteellä), BSS563 (vaijeriripustus)


BDS563



BSS563







i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Signify
Circleinteract
ready

Metropole

BPS430

Signify



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Asuinalueiden kadut, kaupungin keskustat, aukiot, puistot, jalankulkualueet ja pyöräilyreitit

Klikkaa
esitteeseen

Philips Metropole LED gen2 on täydellinen ratkaisu viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseen. Sen muotokieli on hillitty ja valo miellyttävää, häikäisemätöntä ja pehmeää. Valaisin valaisee epäsuorasti, symmetrisesti ja häikäisemättömästi kuvun pohjassa olevasta valonlähteestä. Yläheijastin suuntaa valon alaspäin, mikä vähentää valosaastetta ja varmistaa, että valo suuntautuu sinne, missä sitä tarvitaan. Näin valaisin tuo tunnelmaa mihin tahansa ulkotilaan.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka II IP66, IK10 (SR- IK09)
Käyttölämpötila	−40...+25 C
Paino	6 kg
Materiaali	Runko paineallettua alumiinia. Iskunkestävä polykarbonaattikupu (PCC).
Väri	Vaaleanharmaa RAL 7035, harmaa (GR), tummanharmaa (DGR), musta RAL 9005, tummanvihreä RAL 6009 Muut väriaihtoehtot ETO-pyyntönä
Valovirta	400–4 000 lm
Ottoteho	7–42 W
Valotehokkuus	> 118 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	822, 827, 830, 840
Optiikka	Symmetrinen, epäsymmetrinen (suojan kanssa)
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h min. L ₉₅
Asennus	Pylvään päähän Ø 60 mm
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen

Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, LineSwitch, Coded mains protocol, Dynadimmer, Zhaga-liitin
Lisätiedot	Saatavana MSP (Marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/kaupunkivalaisimet/philips-metropole-led-gen2/LP_CF_BPS430_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)												
Runko	Ledi-moduuli	Väri	Asennus	CRI/CCT	Optiikka	Optiset elementit	CLO	Liitäntä-laite	Valonsäätö	Ohjaus	Liitettävyy	Kaapelin pituus
BPS430	Mini											
	LED-HB	GR	60P	822	S	N	CLO	PSU	N	N	HSR	4 m
	LED6	DGR	90P	827	AS	LO		PSR	D9	DDF1	BV	6 m
	LED8	RAL 9005	114P	830				PSD	D11	DDF2		10 m
	LED10	RAL 6009		840				PSM	D12	DDF3		
	LED15	Muut vaihtoehdot ETO-pyyntönä						PSDD	D18	DDF2A		
	LED20							PSD-SR	D24	DDF12		
	LED25								D28	DDF61		
	LED30									DDF		
	LED35											
	LED40											
	LED45											
	LED50											
	LED55											
	LED60											

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

Väri: GR = harmaa, DGR = tummanharmaa, RAL 9005 = musta, RAL 6009 = tummanvihreä

Asennus: 60P = pylväs 60 mm, 90P = pylväs 90 mm, 114P = pylväs 114 mm

Optiset elementit: N = häikäisemätön lisävaruste, LO = sisäinen säleikkö

Optiikka: S = symmetrinen optiikka, AS = epäsymmetrinen optiikka, toteutettu erillisellä häikäisysojalla

Liitäntälaite: PSU = himmennettävä, PSR = himmennettävä, Line Switch, PSD = himmennettävä, DALI, PSM = himmennettävä, Coded Mains, PSDD = himmennettävä, Dynadim,

PSD-SR = himmennettävä, Zhaga-liitin

Valonsäätö: N = ei ohjausta, D9 = DALI, D11 = jänniteohjaus, päälle kytkettäessä pudottaa valotehoa, D12 = jänniteohjaus, päälle kytkettäessä nostaa valotehoa,

D18 = Dynadimmer, D24 = Dynadimmer, DALI), D28 = Coded Mains


Ohjaus: N = ei ohjausta, DDF1: saatavana lukuisia eri himmennysvaihtoehtoja

Liitettävyy: HSR = Zhaga-liitin, BV = perusmalli

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BRS561 LED88/740 II DM11 D9	7 568 lm	52 W	5,4 kg

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/kaupunkivalaisimet/philips-metropole-led-gen2/LP_CF_BPS430_EU/family





i
Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



TownTune



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Puistot, pyöräily- ja kävelytiet, asuinkadut, aukiot, pysäköinti-alueet ja koulun pihat

Puistovalaisin:

BDP260 (vakio) / 261 (koristerengas) / 262 (kartiokupu) / 263 (puolipallokupu), BDP275 (TownTune Conical Comfort Bowl)

Asymmetrinen:

BDP265 (vakio) / 266 (koristerengas) / 267 (kartiokupu) / 268 (puolipallokupu) / 270 (vakio, Lyre-varsi) / 271 (koristerengas, Lyre-varsi) / 272 (kartiokupu, Lyre-varsi) / 273 (puolipallokupu, Lyre-varsi)

TownTune-tuoteperhe koostuu linjakkaasti muotoilluista, moderneista valaisimista, jotka sulautuvat kaupunkiympäristöön luoden sille ilmettä. Laaja valikoima sisältää erilaisia valovirta- ja ohjausvaihtoehtoja, jotka tekevät TownTunesta täydellisen valinnan sekä purkauslamppuvalaisinten korvaaviin että uusiin asennuksiin. Valaisimen lediteknikka mahdollistaa merkittävät energian- ja ylläpitosäästöt verrattuna perinteisiin ratkaisuihin.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK09 (Asymm.) / IP66, IK10 (CPT)
Käyttölämpötila	–40...+35 °C
Paino	max. 8 kg
Materiaali	Runko, kehys ja valaisinkinnike painevalettua alumiinia. Iskunkestävä UV-stabiloitu kirkas polykarbonaattisuoja (PCC).
Väri	Tummanharmaa DGR
Valovirta	680–10 500 lm
Ottoteho	6–83 W
Valotehokkuus	> 110 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830/740
Optiikka	LEDgine-P-optiikat. Katso sivu 146 .
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₈₇ -L ₉₅
Asennus	BDP265–268: Varsiasennus Ø 32–48 mm tai Ø 48/60 mm, pylvään päähän Ø 60/62 mm tai Ø 76 mm BDP270–273: Pylvään päähän Ø 60/62 mm BDP260–263: Pylvään päähän Ø 60 mm tai Ø 76 mm
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	BDP265–273 Klikkaa ohjeeseen BDP260–263 Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, Dynadimmer, LineSwitch, EasyAir, Coded mains protocol, Zhaga-liittimet



Lisätiedot	Saatavana MSP (Marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/search?query=towntune
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset -> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Esitteet

Puistovalaisin



Asymmetrinen



Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Runko	Ledimoduuli		CRI/CCT	Optiikka					CLO	Liitettävyyys	Valonsäätö
	CPT	Asymm.		Kapea	Keskileveä	Leveä	Alue	Muut			
BDP260	LED12	LED8	740	DN09	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	D9
BDP261	LED14	LED10	830	DN10	DM11	DW50	DX70			SRB	D11
BDP262	LED16	LED12		DN11	DM12	DW52				EZR	D12
BDP263	LED18	LED14		DN50	DM13					NEMA	D13
BDP265	LED20	LED16			DM30						D28
BDP266	LED22	LED18			DM31						D18/DDF
BDP267	LED24	LED20			DM32						
BDP268	LED27	LED22			DM33						
BDP270	LED30	LED24			DM50						
BDP271	LED39	LED27			DM70						
BDP272	LED45	LED30									
BDP273	LED50	LED34									
	LED55	LED35									
	LED59	LED39									
	LED64	LED40									
	LED69	LED44									
	LED74	LED45									
	LED79	LED50									
	LED84	LED55									
	LED90	LED59									
	LED94	LED64									
	LED100	LED69									
		LED74									
		LED79									
		LED84									
		LED90									
		LED94									
		LED109									
		LED120									
		LED130									

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED100 = ledien valovirta 10 000 lm

D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, EZR = EasyAir, NEMA = NEMA-liitin, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BGP265 LED55/740 II DM11 D9	4 816 lm	33 W	6,8 kg

Saatavana useita muita valaisintyyppisiä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

<https://www.signify.com/fi-fi/search?query=towntune>


Tyyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Tilausnumero
BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	4 970 lm	40,5 W	6,8 kg	45 043 34
BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2	5 530 lm	40,5 W	6,8 kg	45 043 35

Lisävarusteet			
ZDP263 DTD	Puolipallokupu	0,6 kg	45 043 36
ZDP262 DTC	Kartiokupu	0,7 kg	45 043 37
ZDP261 DR GO	Keltainen koristerengas	0,3 kg	45 043 38
ZDP261 DR	Läpinäkyvä koristerengas	0,3 kg	45 043 39


TownTune

Puistovalaisin: BDP260 (vakio) / 261 (koristerengas) / 262 (kartiokupu) / 263 (puolipallokupu)


BDP260




BDP261




BDP262




BDP262



BDP263





BDP263





Asymmetrinen: BDP265 (vakio) / 266 (koristerengas) / 267 (kartiokupu) / 268 (puolipallokupu)



BDP265




BDP266



BDP267



BDP268




TownTune


Asymmetrinen, Lyre-varsi:

BDP270 (vakio, Lyre-varsi) / 271 (koristerengas, Lyre-varsi)
/ 272 (kartiokupu, Lyre-varsi) / 273 (puolipallokupu, Lyre-varsi)


BDP270





BDP271



BDP272




BDP273




Puistovalaisin: BDP275 / BDP277 / BDP278 (TownTune Conical Comfort Bowl)


BDP275



BDP277



BDP278



Kuvut ja koristerenkaat



ZDP262 DTC
Kartiokupu



ZDP263 DTD
Puolipallokupu



ZDP261 DR GO
Keltainen
koristerengas




ZDP261 DR
Läpinäkyvä
koristerengas




Tarkista kaikki tiedot suunnitteliaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



BGP729



BGP730



BRP732

UrbanFlex

BGP729, BPP729, BRP729,
BVP729, BGP730, BPP730,
BRP730, BVP730, BPP732



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Asuinalueiden kadut,
kaupungin keskustat,
puistot, tiet, jalankul-
kualueet ja pyö-
räilyreitit

Klikkaa
esitteeseen

UrbanFlex-tuoteperhe koostuu moderneista valaisimista, jotka luovat uutta ilmettä kaupunkiympäristöömme. Tuotteet sopivat niin torinlaidoille, jalkakäytävälle, pihoihin kuin pysäköintipaikoillekin. Tuotevalikoima sisältää erilaisia kiinnitys-, valovirta- ja ohjausvaihtoehtoja.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II IP66, IK08
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Paino	4,3–7 kg
Materiaali	Runko paineallettua alumiinia. Optiikkalevy akryylia (PMMA). Karkaistu tasolasi.
Väri	Tummanharmaa RAL 7043
Valovirta	1 000–14 000 lm
Ottoteho	7–88 W
Valotehokkuus	> 157 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	730, 740, 830, 840, saatavissa konfiguroituna eri vaihtoehtoja
Optiikka	Kapea, keskileveä, leveä, alue, muut
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Pylvään päähän 60–76 mm, variasennus Ø 48 tai 60 mm, useita kiinnitysvaihtoehtoja. Sovite suorakaiteenmuotoiseen pylvääseen, lyyravarteen ja tasapintaan.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkojo johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, LineSwitch, Coded mains protocol, CLO, Dynadimmer, Zhaga-liitin, NEMA
Lisätiedot	Saatavana MSP (Marine salt protected), ylijännitesuoja 10 kV
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/kaupunkivalaisimet/philips-urbanflex/LP_CF_BGP729_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)											
Runko	Ledimoduuli		CRI/CCT	Optiikka					CLO	Liitettävyys	Valonsäätö
	CPT	Asymm.		Kapea	Keskileveä	Leveä	Alue	Muut			
BGP729	LED12	LED6	722	DN09	DM10	DW10	DX10	DS50	CLO	SRT	N
BPP729	LED14	LED8	822	DN10	DM11	DW12	DX50	DS51		SRB	D9
BRP729	LED16	LED10	727	DN11	DM12	DW30	DX51	DPL1		EZR	D11
BVP729	LED18	LED12	827	DN25	DM13	DW50	DX60	DPR1		NEMA	D12
BGP730	LED20	LED14	730	DN26	DM30	DW52	DX65	DRM1			D13
BPP730	LED22	LED16	740	DN33	DM31	DW65	DX70	DRM2			D18
BRP730	LED24	LED18	840	DN50	DM32			DRN1			D24
BVP730	LED27	LED20	518		DM33			DRN2			D28
BPP732	LED30	LED22	420		DM50						
	LED39	LED24	610		DM52						
	LED45	LED25			DM65						
	LED50	LED27			DM70						
	LED55	LED30									
	LED59	LED33									
	LED64	LED35									
	LED69	LED39									
	LED74	LED40									
	LED79	LED45									
	LED84	LED50									
	LED90	LED55									
	LED94	LED60									
	LED100	LED65									
		LED70									
		LED75									
		LED80									
		LED85									
		LED90									
		LED95									
		LED100									
		LED110									
		LED120									









Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED100 = ledien valovirta 10 000 lm

N = ei valonsäätöä, D9 = DALI, D11 / 12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF = Dynadimmer, LS = Lumistep, EZR = EasyAir, NEMA = NEMA-liitin, SRB = Zhaga-liitin valaisimen alla, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BRP729 LED40-4S/740 PSSD II DM12	3983 lm	24,5 W	5 kg


Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/kaupunkivalaisimet/philips-urbanflex/LP_CF_BGP729_EU/family








BPP732 + JRP633



UrbanFlex-pylväät



Arkkitehtoniset ulkovalaisimet





Jargeau LED / Villa



Metronomis Cambridge

Asennuskorkeus



Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

Valitse sopiva valaisin asennuskorkeuden mukaan.



Valonheittimet

30 m



OptiVision
LED

20 m



Ledinaire
Floodlight
100W



CoreLine
Tempo Large



ClearFlood
Large



Ledinaire
Floodlight
50W



CoreLine
Tempo Medium



ClearFlood
Medium

10 m



Ledinaire
Floodlight
20W





CoreLine
Tempo Small



ClearFlood
Small

Asennuskorkeus



Ledinaire Floodlight

BVP167, BVP169



PHILIPS



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Yleisvalaistus, teollisuus, mainostaulut, pysäköinti-alueet, aluevalaistus, rakennusten julkisivut

Klikkaa
esitteeseen

Asennuskorkeus 5–25 m

Ledinaire Floodlight soveltuu moniin kohteisiin ulko- ja sisätiloihin ja aluevalaistukseen. Saatavana vaihdettavan värilämpötilan mallit (BVP167 ja BVP169), tehovaihtoehdot 10–200 W sekä ulkoisella liiketunnistimella varustetut versiot. 360 astetta kääntyvä sanka ja ohut muotoilu mahdollistavat helpon asennettavuuden.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I IP65, IK07
Käyttölämpötila	-25 ... +40 °C
Materiaali	Runko valualumiinia Heijastin muovia, linssi karkaistua lasia Kiinnityssanka terästä
Valovirta	1 100–24 000 lm
Ottoteho	10–200 W
Valotehokkuus	> 110 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	830, 840, 865 Saatavana säädettävä värilämpötila dip-kytkimellä 3 000, 4 000 ja 6 500 K, Ra80
Optiikka	SWB: symmetrinen optiikka, leveä keila 100° AWB: epäsymmetrinen optiikka, leveä keila 100°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h L ₈₀
Asennus	Pysty- tai ripustuskiinnitys. 360° kääntyvä, viistetty sanka helpottaa asennusta. Mukana virtajohto ilman pistotulppaa. Ylijännitesuoja 2 kV.
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ohjaus ja älyvalaistus	ON/OFF
Lisätiedot	Saatavana mallit, joissa ulkoinen PIR-teknologiaa hyödyntävä liiketunnistin. Liiketunnistimessa asetusten säätövalikko (sähkönumerot 45 173 75–45 173 80).
Valonjakotiedostot	https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue-ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/philips-ledinaire-all-in-valonheittimet/LP_CF_BVP167_EU/family?size=8
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)


Tuotevaihtoehdot

Tyyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Väriämpötila	Optiikka	Tilausnumero
Symmetrinen valonjako					
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1 200 lm	10 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 88
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2 400 lm	20 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 89
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	3 600 lm	30 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 422 01
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	6 000 lm	50 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 91
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	8 400 lm	70 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 92
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	12 000 lm	100 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 93
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	18 000 lm	150 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 94
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	24 000 lm	200 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 95
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm	250 W	4 000 K	SWB	45 422 20
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm	300 W	4 000 K	SWB	45 422 21
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm	400 W	4 000 K	SWB	45 422 22
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm	500 W	4 000 K	SWB	45 422 23
Symmetrinen valonjako, liiketunnistin					
BVP167 LED12/830_40_65PSU 10W SWB MDU	1 200 lm	10 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 96
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU	2 400 lm	20 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 97
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB MDU	3 600 W	30 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 98
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU	6 000 lm	50 W	3 000/4 000/6 500 K	SWB	45 173 99

Tuotteiden mittakuvat:

https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/ledinaire-all-in-floodlights/LP_CF_BVP167_EU/family





CoreLine Tempo

BVP110 (Small), BVP125 (Medium), BVP130 (Large)

PHILIPS



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Yleisvalaistus, teollisuusvalaistus, mainostaulut, pysäköintialueiden valaistus

Asennuskorkeus 5–25 m

CoreLine Tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin. Tuoteperheestä löytyvät kaikki koot korvaamaan perinteiset valaistusratkaisut aina 400 W:n HID-valaisimiin saakka.

Luokitukset ja käyttö

Suojausluokka I
IP65 (Small), IP66 (Medium, Large)
IK08

Käyttölämpötila

–40...+35 °C

Paino

2,2 kg (Small), 4,4 kg (Medium), 7,5 kg (Large)

Materiaali

Runko ja kiinnike paineallettua alumiinia.
Karkaistu tasolasi.

Väri

RAL 9007

Valovirta

4 200 lm (Mini), 6 700–12 000 lm (Medium), 16 000–26 000 lm (Large)

Ottoteho

38 W, 63–95 W (Medium), 120–270 W (Large)

Valotehokkuus

> 110 lm/W

Värlämpötila ja värintoisto

840 (Small), 830/740 (Medium ja Large)

Optiikka

A, S (Small, Medium, Large)

Valaisimen hyötykäyttöikä

70 000 h L₈₀

Asennus

Sankakiinnitys

Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)



Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille

Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta.
Johdonsuojien muunnostaulukko: katso [sivu 226](#).

Ohjaus ja älyvalaistus

D9, LS (Medium, Large), Interact

Lisätiedot

Saatavana / Medium ja Large: MSP (Marine salt protected), SPO (Protection swimming pool environment)

Valonjakotiedostot

Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi.
<https://www.signify.com/fi-fi/search?query=coreline+tempo>

EPD-dokumentti

EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset -> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Runko	Ledimoduuli			CRI/CCT	Optiikka	Valonsäätö
	Small	Medium	Large		Small, Medium, Large	
BVP110 (Small)	LED42	LED67	LED131	740	A	D9 (ei Small)
BVP125 (Medium)		LED80	LED160	830 (ei Small)	S	
BVP130 (Large)		LED98	LED172			LS (ei Small)
		LED120	LED210			
			LED216			
			LED260			

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED210 = ledien valovirta 21 000 lm

A = epäsymmetrinen valonjako, S = symmetrinen valonjako, D9 = DALI, LS = Lumistep

Tyyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino	Tilausnumero
Symmetrinen valonjako				
BVP125 LED80-4S/740 S	8 000 lm	63 W	8 kg	45 173 30
BVP125 LED120-4S/740 S	12 000 lm	95 W	8 kg	45 173 29
BVP130 LED160/740 S	16 000 lm	120 W	8 kg	45 173 02
BVP130 LED210/740 S	21 000 lm	162 W	8 kg	45 173 03
BVP130 LED260/740 S	26 000 lm	217 W	8 kg	45 173 04
Epäsymmetrinen valonjako				
BVP125 LED80-4S/740 A	8 000 lm	63 W	8 kg	45 173 28
BVP125 LED120-4S/740 A	12 000 lm	95 W	8 kg	45 173 27
BVP130 LED160/740 A	16 000 lm	120 W	8 kg	45 173 05
BVP130 LED210/740 A	21 000 lm	162 W	8 kg	45 173 06
BVP130 LED260/740 A	26 000 lm	217 W	8 kg	45 173 07

Saatavana useita muita valaisintyyppisiä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

<https://www.signify.com/fi-fi/search?query=coreline+tempo>


CoreLine Tempo

BVP110 Small, BVP125 Medium

BVP110




Klikkaa
esitteeseen



BVP125



Klikkaa
esitteeseen




CoreLine Tempo

BVP130 Large

BVP130



Klikkaa
esitteeseen



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

Signify Circle

interact ready



ClearFlood

BVP655 (Small), BVP656 (Medium), BVP657 (Large)

Signify



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Liikunta- ja urheilu-alueet, teollisuus-alueet

Asennuskorkeus 5–25 m

ClearFlood-valonheittimien valovirta voidaan valita käyttökohteen mukaan. Erittäin tehokas optiikka ja viimeisimpään tekniikkaan perustuvat ledit auttavat säästämään energiaa. Valikoiman optiikkavaihtoehtojen ansiosta ClearFlood sopii monenlaisiin kohteisiin.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I ja II. IP66, IK08.
Käyttölämpötila	–40...+50 °C
Paino	12 kg (small) / 19 kg (medium) / 27 kg (large)
Materiaali	Runko paineallettua alumiinia. Karkaistu tasolasi.
Väri	Harmaa ALU RAL 9007 Maalaamaton RAL 20 vakioväriä, muita saatavana tilauksesta
Valovirta	10 000–93 000 lm mallista riippuen: small 30 000 lm, medium 60 000 lm, large 93 000 lm:iin asti
Ottoteho	41–540 W
Valotehokkuus	> 167 lm/W
Värilämpötila ja värintoisto	725/730/740/757/840
Optiikka	DM10, DRM1, DW10, DX10, DX50, DX51, DX60, OFA52, S
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₀
Asennus	Sankakiinnitys
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	Klikkaa ohjeeseen
Ryhmäkoko johdonsuoja-automaatille	Katso taulukko valaisinmäärästä johdonsuojalle ko. valaisimen asennus- ja kytkentäohjeesta. Johdonsuojien muunnostaulukko: katso sivu 226 .
Ohjaus ja älyvalaistus	Saatavana CLO, DALI, LineSwitch, Coded mains protocol, CLO, Dynadimmer, Zhaga-liitin, NEMA
Lisätiedot	Saatavana MSP (marine salt protected), SPO (uimahallisuusuoja) ja ylijännitesuoja 10 kV.
Valonjakotiedostot	Konfiguroi haluamasi tuote ratasikonin kautta, niin saat valonjakotiedostot ladattavaksesi. https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue-ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/philips-clearflood-gen2/LP_CF_BVP655_EU/family
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

[Takaisin sisällysluetteloon](#)

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)										
Runko	Valovirta	CRI/ CCT	Optiikka				CLO	Suojaus, pinnoite	Liitettä- vyys	Valonsäätö
BVP655 (Small) BVP656 (Medium) BVP657(Large)	LED757 / LED740	757	Kapea	Keskileveä	Leveä	Alue	CLO	NA N MSP SPO	SRT NEMA	D9 D11 D12 D13 D28 D18/DDF D24
	BVP655: 10 000–30 000 lm	740	A35-NB	A35-MB	DW10	DX10				
		730	A35-NMB	A55-MB	DW30	DX50				
		727	A35-NWB		A35-VWB	DX51				
	BVP656: 35 000–60 000 lm	840	A55-NMB		A35-WB	DX60				
			A55-NB		A55-WB	OFA52				
	BVP657: 50 000–93 000 lm		A55-NWB		A65-VWB					
			A65-NB		A65-WB					
			A65-NWB							
	LED730 / LED727									
	BVP655: 10 000–29 000 lm									
	BVP656: 30 000–55 000 lm									
	BVP657: 45 000–85 000 lm									
	LED840									
	BVP655: 10 000–29 000 lm									
	BVP656: 30 000–55 000 lm									
	BVP657: 45 000–80 000 lm									

Ledimoduulin koko LEDxxx = ledien valovirta. Esim. LED200 = ledien valovirta 20 000 lm

NA = maalaamaton, N = standardisuojaus, MSP = merivesisuojaus, SPO = uimahallisuojaus, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä, NEMA = NEMA-liitin, D9 = DALI, D11/12 = LineSwitch, D13 = Mains Dimming, D28 = Coded Mains, D18/DDF / D24 = Dynadimmer

Saatavana useita muita valaisintyypppejä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.
https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue-ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/philips-clearflood-gen2/LP_CF_BVP655_EU/family







ClearFlood





BVP655 (Small), BVP656 (Medium), BVP657 (Large)

Klikkaa
esitteeseen





BVP655





BVP656



BVP657



Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.



OptiVision LED

BVP518, BVP528



Takuu

5 vuotta

Käyttökohteet

Liikunta- ja urheilu-
alueet, teollisuus-
alueet, satamat, jne.

Klikkaa
esitteeseen

Asennuskorkeus 5–35 m

OptiVision LED -valaisimien suorituskyky sopii vaativiinkin tarpeisiin ja erittäin korkeisiin asennuksiin. Valonheittimet takaavat suuren valovirran ja tehokkaan lämmönhallinnan, joka maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. OptiVision LED -valaisimella voidaan korvata 1 000 W:n ja 2 000 W:n purkauslampulliset valonheittimet.

Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I IP66, IK08
Käyttölämpötila	–40...+45 °C
Paino	22–33 kg
Materiaali	Runko ja kiinnike painevalettua alumiinia. Kupu UV-suojattua polykarbonaattia.
Väri	Harmaa GR
Valovirta	111–259 klm
Ottoteho	605–1 500 W
Valotehokkuus	> 122 lm/W
Väriämpötila ja värintoisto	730, 740, 757
Optiikka	A35NB/MB/WB/VWB/NWB/WNB/NMB/MNB A55NB/MB/NMB/MNB/WB/NWB/WNB A65NB/WB/NWB/WNB/VWB S3-S9
Valaisimen hyötykäyttöikä	100 000 h L ₉₄
Asennus	Sankakiinnitys Liitäntälaitte sangassa (HGB) tai irrallisena (BV)
Ohjaus ja älyvalaistus	DALI, Dynadimmer, CLO
Valonjakotiedostot	Valonjakotiedot pyydettyä Signifyn valaistussuunnittelusta
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset → Muut

Takaisin sisällysluetteloon

FIFA

OptiVision LED täyttää FIFA Quality Programme -laatuohjelman määrittelemät laatuksiteerit älykkäälle ohjaukselle.

Tuotevaihtoehdot

Tuoteperheen koodiavain ja vaihtoehdot (yhdistelmissä saattaa olla rajoituksia)

Runko, ledimoduuli, CRI/CCT	Optiikka				Valonsäätö
	Imax 35°	Imax 55°	Imax 65°	Symm.	
BVP518 1650/730 OUT T35	A35NB	A55NB	A65NB	S3	D9
BVP518 1720/740 OUT T35	A35MB	A55MB	A65WB	S4	D18/DDF
BVP518 1720/757 OUT T35	A35WB	A55WB	A65NWB	S5	D28
BVP528 2470/730 OUT T35	A35VWB	A55NMB	A65WNB	S6	SRT
BVP528 2590/740 OUT T35	A35NWB	A55NWB	A65VWB	S7	
BVP528 2590/757 OUT T35	A35WNB	A55WNB		S8	
BVP518 1400/730 IN T35	A35NMB	A55NMB		S9	
BVP518 1470/740 IN T35	A35MNB				
BVP518 1470/757 IN T35					
BVP528 2200/730 IN T35					
BVP528 2300/740 IN T35					
BVP528 2300/757 IN T35					


D9 = DALI, D18/DDF = Dynadimmer, D28 = Coded Mains, SRT = Zhaga-liitin valaisimen päällä

Esimerkkityyppi	Valaisimen valovirta	Ottoteho	Paino
BVP518 1720/740 OUT T35 BV A35-NB	147 950 lm	1 006 W	21–27 kg
BVP528 2590/740 OUT T35 A65-NB	210 541 lm	1 505,9 W	25–31 kg


Saatavana useita muita valaisintyyppisiä, tarkista mahdolliset vaihtoehdot Signifyn verkkosivuilta tai Signifyn myyntihenkilökunnalta.

https://www.signify.com/fi-fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue-ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/signify-optivision-led-gen35/LP_CF_BVP518_EU/family?size=8

BVP518



BVP528





Killerin ravirata, Jyväskylä
Kuva: Jaakko Impiö

Korostusvalaistusta
arkkitehtuuriin
valaistuskohteisiin




COLOR KINETICS

Arkkitehtonisen valaistuksen kokonaisjärjestelmä




- Yksinkertainen suunnitella ja toteuttaa, kaikki järjestelmän komponentit yhdeltä valmistajalta
- Yhden kaapelin Powercore-tekniikka Data Enabler Pro:n avulla (virta ja dmx-ohjaus samassa kaapelissa)
- Erinomainen värintoisto ja -tasaisuus valkoiselle ja värilliselle valolle
- Laaja valikoima tuotteita staattisen valkoisen värin (EssentialWhite), staattisen yksittäisen värin (EssentialColor), dynaamisen valkoisen värin (IntelliWhite) monivärisen (IntelliColor RGB, RGBA) ja valkoisen + värillisen värin yhteisratkaisuun (IntelliColor RGBW ja IntelliHue).
- Monipuoliset toteutusvaihtoehdot, paljon avauskulmavaihtoehtoja ja lisävarusteita
- Kolme teholuokkaa: MX (maksimiteho), QLX (keskiteho) ja EC (economy).
- Saatavana Dynalite-ohjausjärjestelmällä, jolla voi toteuttaa ratkaisut eri ohjaustavoilla.


DMX-asennustapa • Powercore-tuotteet




Ethernet-asennustapa • Powercore-tuotteet



DMX-asennustapa • Flex-tuotteet




Blast Powercore




Seinänpesu-, valonheitin- ja kohdevalaistussovellukset

Burst Compact & Burst Mini Powercore



Korostusvalaistus, valonheitinvalaistus ja koristeellinen valaistus


Graze Powercore



Erikoistilauksesta optiikat: 30° x 15°, 30° x 30°, 60° x 10°, 60° x 30°, 60° x 60°, 60° x 90°, 90° x 60°.


Julkisivut, suuret valaistuskohdeet

ReachElite Powercore



Julkisivut, suuret valaistuskohdeet

FlexElite




Korostusvalaistus ja koristeellinen valaistus

(*) valaisin ilman linssiä



Tunable white light



Intelligent color light

Uni-tuoteperhe

| Valonheitinvalaistus


UniFlood G G2



Single-head BVP344
G2S



Dual-head BVP344
G2D



Triple-head BVP344
G2T

UniFlood M G2



Single-head BVP353



Dual-head BVP354



Triple-head BVP355



Micro BVP353



BVP353 C

UniFlood C Pro



Compact BVP371



Small BVP372



Medium BVP373




Large BVP374

| Seinänpesuvalaistus


UniStrip G5 DC (Low voltage Version)



BCP356



BCP351



BCP352



BCP354



BCP385

UniStrip G5 AC (High voltage Version)

Uni Wall Sconce



BWP410



BWP411



Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

i

Tarkista kaikki tiedot suunnittelijaportaalistamme: <https://www.signify.com/fi-fi/specifier>
Aloita valitsemalla tuote, konfiguroinnin jälkeen voit tehdä nopean valaistussuunnitelman.

| Seinänpesuvalaistus

UniStrip G5 Compact pro



BCP402

UniEdge



BCP390

| Suora valaistus

UniDot G3



BGS400



BGS401



BGS402

UniString



BWS401



BWS402



BWS300



BWS301



BWS302

UniBar



BCS440



BCS441



BCS340



BCS341



BCS342

Uni-In Ground



BBP341 G2
3W



BBP342 G2
12W



BBP343 G2
18W 9LED



BBP343 G2
Honeycomb louver



BBP344 G2
36W 18LED



BBP344 G2
36W 24LED



Human Centric Lighting – ihmiskeskeinen valaistus

Ihmiskeskeinen valaistus tuo luonnonvalon edut sisätiloihin

Ihannetilanteessa ihmiset viettäisivät päivästä enemmän aikaa ulkona luonnonvalosta ja terveyseduista nauttien. Nykymaailmassa se on harvemmin useimmille realistista, sillä vietämme yli 90 % työ- ja vapaa-ajastamme sisätiloissa.

Esimerkiksi aurinkoisena päivänä valoaltistus on ulkona 100 000 luksia tai pilvisenä päivänä 10 000 luksia. Kun lukuja peilataan sisätiloihin, ero on merkittävä, sillä esimerkiksi päivä toimistola vähentää valoaltistuksen 500 luksiin. Ihmiskeskeisen valaistuksen tarkoituksena onkin tarjota luonnonvalon myönteiset vaikutukset sisätiloissa parantaen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Dynaamisella eli muuttuvalla luonnonvalolla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin, sillä se säätelee kehon vuorokausirytmia. Sisätiloissa käytetty keinovalo on usein muuttumatonta valoa, mikä sotii kehon luontaista vuorokausirytmia vastaan.

Valon kolme vaikutusta



Näe paremmin

Ennaltaehkäise silmien raskuutta näyttöpäätetyöskentelyssä mukauttamalla työpaikan valaistusta. Signifyn valaistusratkaisut tarjoavat viihtyisän valaistuksen ja ylläpitävät silmien hyvinvointia.



Voi paremmin

Luo luonnon inspiroimia valaistustilanteita lievittämään stressiä ja kohottamaan mielialaa päivänvaloa jäljittelevällä valaistuksella. Tee vaikutus työntekijöihin UV-C-desinfioinnilla, joka puhdistaa huoneilmaa ja tilan pintoja.



Suoriudu paremmin

Tue työntekijöiden hyvinvointia sopivalla valaistuksella, joka kohentaa vireystilaa ja keskittymistä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Valon biologisella vaikutuksella tarkoitetaan valon vaikutusta kehon luontaiseen vuorokausirytmiiin. Silmän gangliosolut reagoivat spektrin siniseen valoon, jonka hyödyllisin aallonpituus on 480 nanometriä. Silmään tuleva valo säätelee hormonitoimintaa ja vuorokausirytmiiä. Tämän vuoksi ihmiskeskeisessä valaistuksessa tulee olla myös **oikeanlaista sinistä valoa valkoisen valon lisäksi**.

Visuaalisen ja biologisen vaikutuksen lisäksi valo vaikuttaa ihmisiin psykologisesti. Oikeanlainen valaistus tekee tiloista viihtyisiä, mikä vaikuttaa merkittävästi mielialaan ja motivaatioon.

Ihmiskeskeinen valaistus



Ihmiskeskeinen valaistus on laaja käsite, josta haarautuu kaksi suuntausta: sirkadiaaninen ja biofiilinen valaistus.

Sirkadiaaninen valaistus jäljittelee dynaamista päivänvaloa, mikä tukee kehon vuorokausirytmiiä ja vaikuttaa siten hormoni-toimintaan. Sirkadiaaninen valaistus jäljittelee vuorokausirytmiiä säätämällä valon spektriä, intensiteettiä, aallonpituutta ja värilämpötilaa. Sitä voidaan mitata päivänvaloa vastaavalla melanopisella arvolla *Melanopic Equivalent Daylight Illumination*, jonka yksikkö on luxi.

Biofiilisessä suunnittelussa pyritään tuomaan luonnon ja ulkotilojen elementtejä sisätiloihin. Biofiiliselle valaistukselle ominaista on luontoyhteys, joka toteutetaan riittävällä valkoisella ja värillisellä valolla, säädettävällä värilämpötilalla ja illuusiolla todellisesta luonnosta.

Parempi vireystaso ja unenlaatu

Ihmiskeskeistä valaistusta voidaan ohjata automatisoidusti muun muassa läsnäolo-, vakiovalo- ja liiketunnistimilla. Valaistukseen voidaan myös ohjelmoida sirkadiaaninen päivärytmi, jolloin se muuttuu ajastetusti vuorokausirytmiiä ja ehkäisee terveyshaittoja, kuten unihäiriöitä. Valaistus voidaan esimerkiksi ohjelmoida siten, että se on viileän kirkasta aamusta keskipäivään, kun taas iltapäivällä ja iltaa myöten valo muuttuu lämpimämmän sävyiseksi ja lopulta se himmenee yöksi.



Valon aallonpituudella on vaikutusta hyvinvointiimme


Mikä on BioUp?

Philipsin BioUp-tekniikka parantaa LED-valon spektriä sinivihreällä valolla, joka lisää valon biologista vaikutusta. BioUpin ansiosta melanooppinen kerroin on 42 % korkeampi verrattuna standardi LED-valon spektriin (ks. Taulukko 1). Valon väri eikä valoteho muutu (4 000 K, CRI > 80, R9 > 50).

Tässä graafissa näkyy standardi LED-valon spektri (valkoinen käyrä) ja uusi BioUp (musta käyrä). Sinivihreän valon aallonpituuden huippu on selkeästi nähtävissä.

Taulukko 1

Tuote	Melanooppinen kerroin
PowerBalance 4000K CRI 90	0,62
PowerBalance BioUp 4000K	0,88 + 42%



Lue lisää aiheesta:

Hyvinvointia tukevat valaistusratkaisut
<https://www.signify.com/fi-fi/wellbeing>

NatureConnect
<https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect>

Ratkaisut hyvinvointia tukevaan valaistukseen

BioUp-teknologia

 Lisätietoja tuotteesta tuotekuvaa klikkaamalla

- Korostaa LED-valaisimen spektrin syäania aallonpituutta
- Parantaa valon biologista vaikutusta
- Ei muuta tilan väriaiikutelmaa tai näkyvää valon väriä

PowerBalance RC461B



- Kokovaihtoehdot 600x600 ja 300x1 200 mm
- Saatavana DALI- ja Interact-ohjaus

BioUp BU840 CRI 80, 4 000 K

- Saatavana 2 800, 3 400 ja 4 000 lm

BioUp TWBU CRI 90, 2 700–6 500 K

- Yhdistettävä BioUp- ja Tunable White -versio
- Saatavana 8 000 lm

Tunable White

- Ihmiskeskeinen ratkaisu jäljittelemään luonnollista valoa ja parantamaan hyvinvointia sisätiloissa
- Valaisimissa säädettävät valkoisen värisävyt esim. vuorokauden ajan mukaan
- Langaton Interact-ohjaus tai DMX-ohjaus

PowerBalance

 **Signify interact**



- 8 000 lm
- UGR < 19
- CRI > 90
- **Tunable White (TW9):**
2 700–6 500 K
- Saatavana yhdistettävänä BioUp- ja Tunable White -versiona (TWBU)

LuxSpace

 **Signify interact**



- 4 000 lm
- UGR < 19 ja < 22
- CRI > 80
- **Tunable White:**
2 700–6 500 K

[Katso sivu 86](#)

OneSpace



- 67 lm/W
- UGR < 19
- CRI 92–97
- 0–10V/PWM-ohjaus
- **Tunable White:**
2 700–6 500 K

[Katso sivu 212](#)

NatureConnect

 **Signify interact**



- 11 500 lm (iso Daylight-paneeli)
- UGR < 19
- CRI > 90
- **Tunable White:**
2 700–6 500 K

[Katso sivu 214](#)

TrueLine

 **Signify interact**



- Surface & Suspended:
4 000–6 600 lm
- Recessed: 2 500–4 300 lm
- UGR < 19
- CRI > 90, R9 > 50
- **Tunable White:**
2 700–6 500 K

[Katso sivu 68](#)

Color Kinetics (esim. PureStyle)




- CRI 95–96
- DMX-ohjaus
- **IntelliHue:**
RGB + 2 000–10 000 K

<https://www.colorkinetics.com/global/purestyle>

OneSpace

Täysin tasaisia valopintoja





Tasainen, laadukas valopintaratkaisu, jolla voidaan luoda elegantteja arkkitehtonisia kokonaisuuksia. Mahdollistaa riittävän valon määrän ilman häikäisyä juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

- 260 eri moduulikokoa
- Säädettyä tai kiinteä värilämpötila
- Markkinoiden korkein värintoisto
- Helppo asentaa



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Toimistot, neuvottelu-
huoneet, aulatilat,
myymälät, kassa-
alueet

Klikkaa
esitteeseen

Lisätietoja
internet-
sivuilta

Takaisin sisällysluetteloon



NatureConnect

Luonnonvalon inspiroima valaistus



Energisoiva valaistus, esimerkiksi aamuisin

Rauhoittava valaistus, esimerkiksi lounaan jälkeen

Valotaso presentaatiolle

Valaistus säätyy ohjelmoidun vuorokaudenajan mukaan, esimerkiksi öisin pois päältä

Vietämme yli 90 % ajastamme sisätiloissa ilman yhteyttä riittävään määrään laadukasta valoa. NatureConnect on uniikki tuote, joka tuo luonnonvalon hyödyt sisätiloihin.

- Parantaa hyvinvointia simuloimalla luontaista päivänvalorytmiä
- Nostaa energiatasoa ja auttaa ihmisten vuorovaikutusta
- Luo eloisan, virkeän ilmapiirin myös tiloihin, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvaloon




Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Ihmiskeskeinen
valaistus: toimistot,
koulut, julkiset tilat

Klikkaa
esitteeseen

Lisätietoja
internet-
sivulta

Takaisin sisällysluetteloon




NatureConnect Mini Island

NatureConnect Mini Island 1200x1200 jäljittelee kattoikkunaa suljetussa tilassa. Tuote koostuu kahdesta osasta: Sky & Sun -paneelistä sekä Daylight-paneelistä, joka jäljittelee päivänvaloa luonnollisen vuorokausirytmien mukaan. Valaisin mukailee päivänvaloa käyttäen valoreseptejä, jotka nostavat energiatasoa ja auttavat sisätiloja muuntumaan luonnollisemmaksi.

Valonlähde	Ledimoduulit
Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I IP44 (alaosa), IP20 (yläosa) IK02
Käyttölämpötila	+10 ...+35 °C
Paino	30 kg
Materiaali	Runko terästä Optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003 Tummanharmaa RAL 7043
Valovirta	15 300 lm
Teho	Maksimiteho 150 W
MDER (Melanopic Daylight Efficacy Ratio)	0,90 nm
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h B ₅₀ L ₉₀ 100 000 h B ₅₀ L ₈₀
Asennus	Uppo-, pinta- tai ripustusasennus
Asennus- ja kytkenäohje (online-dokumentti)	https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect/download-assets
Ohjaus	DALI
Lisätiedot	https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect/download-assets#commissioning
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Valonlähde	Sky & Sun	Daylight
Valonlähteen väri	Tunable white & blue	Tunable white
Valovirta	4 500 lm	10 800 lm
Valotehokkuus	80 lm/W	115 lm/W
CCT	2 700 K – sininen	2 700–6 500 K
CRI	90	90

Tyyppi	Tilausnumero
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	910505103544






signify
NatureConnect

NatureConnect Small Island

NatureConnect Small Island 1800x1800 jäljittelee kattoikkunaa suljetussa tilassa. Tuote koostuu viidestä osasta: 3x Sky & Sun -paneelista sekä 2x Daylight-paneelista, joka jäljittelee päivänvaloa luonnollisen vuorokausirytmien mukaan. Valaisin mukailee päivänvaloa käyttäen valoreseptejä, jotka nostavat energiatasoa ja auttavat sisätiloja muuntumaan luonnollisemmaksi.

Valonlähde	2 kpl Daylight-valaisimia 3 kpl Skylight-valaisimia
Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I IP44 (alaosa), IP20 (yläosa) IK02
Käyttölämpötila	+10 ...+35 °C
Paino	90 kg
Materiaali	Runko terästä
Väri	Runko tummanharmaa RAL 7043 Valaisin valkoinen RAL 9003
Valovirta	58 000 lm
Teho	Maksimiteho 400 W Keskimääräinen teho 155 W (tyypillinen käyttö)
MDER (Melanopic Daylight Efficacy Ratio)	0,90 nm
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h $B_{50}L_{90}$ 100 000 h $B_{50}L_{80}$
Asennus	Uppo-, pinta- tai ripustusasennus
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect/download-assets
Ohjaus	DALI
Lisätiedot	https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect/download-assets#commissioning
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset -> Muut

Tyyppi	Tilausnumero
Small frame	822274820222
Skylight	822274820223
Daylight W60L180	822274820224/5
Daylight W60L180 Driver Island	822274820226
Island Gear tray	822274820232






Signify
NatureConnect

NatureConnect Large Island

NatureConnect Large Island 1800x3000 jäljittelee kattoikkunaa suljetussa tilassa. Tuote koostuu seitsemästä osasta: 3x Sky & Sun -paneelista sekä 4x Daylight-paneelista, joka jäljittelee päivänvaloa luonnollisen vuorokausirytmien mukaan. Valaisin mukailee päivänvaloa käyttäen valoreseptejä, jotka nostavat energiatasoa ja auttavat sisätiloja muuntamaan luonnollisemmaksi.

Valonlähde	4 kpl Daylight-valaisimia 3 kpl Skylight-valaisimia
Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I IP44 (alaosa), IP20 (yläosa) IK02
Käyttölämpötila	+10 ...+35 °C
Paino	125 kg
Materiaali	Runko terästä
Väri	Runko tummanharmaa RAL 7043 Valaisin valkoinen RAL 9003
Valovirta	58 000 lm
Teho	Maksimiteho 620 W Keskimääräinen teho 213 W (tyypillinen käyttö)
MDER (Melanopic Daylight Efficacy Ratio)	0,90 nm
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h $B_{50}L_{90}$ 100 000 h $B_{50}L_{80}$
Asennus	Uppo-, pinta- tai ripustusasennus
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect/download-assets
Ohjaus	DALI
Lisätiedot	https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect/download-assets#commissioning
EPD-dokumentti	EPD (Environmental Product Declaration) saatavissa kullekin tuotteelle nettisivuiltamme kohdasta Lataukset --> Muut

Tyyppi	Tilausnumero
Large frame	822274820221
Skylight	822274820223
Daylight W60L180	822274820224/5
Daylight W60L180 Driver Island	822274820226
Island Gear tray	822274820232





NatureConnect Skylight Panel


NatureConnect Skylight -paneeli jäljittelee kattoikkunaa suljetussa tilassa. Tuotteesta on kaksi mallia, joissa toisessa on Skylight-paneeli ja toisessa tämän lisäksi ohut Sun rim -reunus. Skylight-paneeli jäljittelee päivänvaloa luonnollisen vuorokausirytmien mukaan. Valaisin mukailee päivänvaloa käyttäen valoreseptejä, jotka nostavat energiatasoa ja auttavat sisätiloja muuntumaan luonnollisemmaksi.

Valonlähde	Ledimoduuli (ei vaihdettava)
Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I P20, IK02
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Paino	13 kg
Materiaali	Runko terästä Optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003
Teho	Maksimiteho 60 W Keskimääräinen teho 32 W (tyypillinen käyttö)
MDER (Melanopic Daylight Efficacy Ratio)	0,90 nm
Optiikka	Kirkas (Sky) Opaali (Sun) Keilakulma 120 °
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h B ₅₀ L ₈₀
Asennus	Uppo-, pinta- tai ripustusasennus
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect/download-assets
Ohjaus	DALI
Lisätiedot	https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect/download-assets#commissioning

Valonlähde	Sky	Sun rim
Valonlähteen väri	Tunable white & blue	Tunable white
Valovirta	2 600 lm	1 600 lm
CCT	6 500 K – sininen	2 700–6 500 K
Väripiste SDCM	3	4
CRI	80	80

NatureConnect Skylight

LP902P



Tyyppi


LP902P NC Skylight PSDW60L60

Tilausnumero

822274820223

NatureConnect Skylight Sun rim

LP913P



Tyyppi

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Tilausnumero

910505105730

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62

910505105789

Lisävarusteet

LP913Z NC3 SUSPENSION SET W60L60

Ripustussarja

Tilausnumero

910505105790

LP913Z NC3 SURFACE MOUNT SET W60L60

Pinta-asennusarja

910505105791

LP913Z NC3 PLASTER CEILING SET W60L60

Asennussarja kipsikatolle

910505105793




NatureConnect Daylight 60x60

NatureConnect Daylight -paneeli luo ainutlaatuisen ulkoilmakokemuksen. Daylight-paneelit jäljittelevät auringon rytmiä, mikä aktivoi tilan käyttäjiä päivällä ja rentouttaa iltaa kohti.

Valonlähde	Ledimoduuli (ei vaihdettava) Tunable white
Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I P20, IK02
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Paino	5 kg
Materiaali	Runko alumiinia Optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003
Valovirta	3 700 lm (4 000 K)
Teho	Maksimiteho 33 W Keskimääräinen teho 25 W (tyypillinen käyttö)
MDER (Melanopic Daylight Efficacy Ratio)	0,90 nm
Valotehokkuus	110 lm/W (4 000 K)
Optiikka	Opaali
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h B ₅₀ L ₈₀
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect/download-assets
Ohjaus	DALI
Lisätiedot	https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect/download-assets#commissioning

Tyyppi	Tilausnumero
LP903 NC Daylight W60L60 panel	910505103362
Daylight W60L60 driver	910505103363






Signify
NatureConnect

NatureConnect Daylight 60x180

NatureConnect Daylight -paneeli luo ainutlaatuisen ulkoilmakokemuksen. Daylight-paneelit jäljittelevät auringon rytmiä, mikä aktivoi tilan käyttäjiä päivällä ja rentouttaa iltaa kohti.

Valonlähde	Ledimoduuli (ei vaihdettava) Tunable white
Luokitukset ja käyttö	Suojausluokka I P20, IK02
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Paino	14 kg
Materiaali	Runko alumiinia Optiikka muovia
Väri	Valkoinen RAL 9003
Valovirta	11 500 lm (4 000 K)
Teho	Maksimiteho 110 W Keskimääräinen teho 29 W (Daylight island), 66 W (Daylight standalone)
MDER (Melanopic Daylight Efficacy Ratio)	0,90 nm
Valotehokkuus	105 lm/W (4 000 K)
Optiikka	Opaali Keilakulma 90°
Valaisimen hyötykäyttöikä	50 000 h B ₅₀ L ₈₀
Asennus- ja kytkentäohje (online-dokumentti)	https://www.signify.com/fi-fi/innovation/natureconnect/download-assets
Ohjaus	DALI
Lisätiedot	https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect/download-assets#commissioning

Tyyppi	Tilausnumero
Daylight W60L180 Double Panel (2 kpl/pakkaus)	822274820224
Daylight W60L180 Single Panel (1 kpl/pakkaus)	822274820225
Daylight W60L180 Driver Island	822274820226
Daylight W60L180 Driver Standalone	822274820625
Daylight W60L180 Suspension kit	822274820626



NatureConnect-lisävarusteet ja ohjauskomponentit

NatureConnect Scene set

NatureConnect scene set mahdollistaa valaistustilanteet, himmennystasot ja läsnäolotunnistuksen. Scene setillä voidaan yhdistää DALI DT8 -valaisimet NatureConnect-valaistustilanteisiin.

Sopii pieniin toimistoihin, työskentelytiloihin, sairaaloiden tutkimuhuoneisiin, auloihin sekä odotus- ja vastaanottotiloihin.



Tyyppi		Tilausnumero
LP912P NC SCENE & OCC SET V1	Scene set	910505103996
NatureConnect Scene set sisältää seuraavat:		
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	NatureConnect link	910505103474
LP912P NC2 IA UID8480 Office-EU A	NatureConnect switch	910505103545
Sensor SNS210 IA/w	Sensor	929003410406
SA0500/05 Ind. Rec SC1xxx/SC2xxx Mnt	Recessed holder	913713620603
SA0600/05 Ind. Surf Mnt SCxxxx/SNSxxx	Surface mounted holder	913713620803

NatureConnect Link

NatureConnect link yhdistää NatureConnect-valaisimet yleisimpiin ohjausjärjestelmiin, kuten Interactiin. Näin ohjausjärjestelmät voivat lähettää valaisimiin komentoja, joilla voidaan aktivoida esimerkiksi valaistustilanteita tai säätää valaisimen kirkkautta. Voidaan käyttää myös DALI DT8 tunable white -valaisimien kanssa.



Tyyppi	Tilausnumero
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	910505103474

NatureConnect Switch

NatureConnect-kytkin on langaton eikä se tarvitse toimiakseen paristoja. Kytkin tulee ottaa käyttöön Interact Pro -sovelluksen kautta, jotta sillä voidaan aktivoida valaistustilanteita.



Tyyppi	Tilausnumero
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	910505103545

NatureConnect Lightscape

NatureConnect Lightscape luo seinälle luonnollisen dynaamisia valotehosteita, jotka antavat tilantuntua ja tekevät valaistuksesta entistä vaikuttavamman.




Tyyppi		Tilausnumero
LP904P NC Lightscape White R9003	Valkoinen RAL 9003	822274820227
LP904P NC Lightscape Grey R7043 30%	Tummanharmaa RAL 7043	822274820228



Luminous Textile

Herättää tilat eloon





Luo henkeäsalpaavia yksityiskohtia sisätiloihin yhdellä ratkaisulla. Luminous Textile on poikkeuksellinen monilta osin:

- Lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin kokoonpanoihin
- Voidaan ohjelmoida toistamaan mitä tahansa sisältöä
- Korkealaatuinen kangaspintainen ääntä vaimentava erityistuote
- Helppo asentaa eri pinnoille



Takuu
5 vuotta

Käyttökohteet
Julkiset tilat, aulat,
käytävät, toimistot,
myymälät, kirjastot,
lentokentät

Klikkaa
esitteeseen

Lisätietoja
internet-
sivuilta

Takaisin sisällysluetteloon


Johdonsuojien muunnostaulukko

Syöksyvirta

Syöksyvirralla tarkoitetaan lyhytkestoista tulovirtasysäystä liitännälaitteeseen verkkovirtaan kytkennän aikana (ks. piirros). Yleensä amplitudi on paljon suurempi kuin tasaisessa tulovirrassa.

Useamman liitännälaitteen kumulatiivinen tulovirta saattaa johtaa johdonsuojakatkaisijan (mains circuit breaker, MCB) kaatumiseen. Tässä tapauksessa yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä on välttämätön häiriön poistamiseksi:

1. Vaihda olemassa oleva johdonsuojakatkaisija toimintavarmempaan malliin (esimerkiksi B-tyypistä C-tyyppiin).
2. Jaa liitännälaitteet useammalle johdonsuojakatkaisijalle.
3. Kytke liitännälaitteet päälle peräkkäin, älä samaan aikaan.
4. Asenna ulkoinen virranrajoitin.



Syöksyvirta graafisesti esitettynä

Liitännälaitteiden määrä yhtä johdonsuojakatkaisijaa kohti

Alla olevassa taulukossa käytetään vertailukohtana (100 %) liitännälaitteiden enimmäismäärää yhtä 16 A B-tyypin johdonsuojakatkaisijaa kohti. Liitännälaitteiden enimmäismäärä eri tyyppien katkaisijoille voidaan laskea kertomalla vertailuarvo liitännälaitteiden suhteellisella määrällä (viimeinen sarake).

Esimerkki

Jos esimerkiksi liitännälaitteiden enimmäismäärä 16 A B-tyypille on 20, niin 13 A C-tyypille arvo on $20 \times 135 \% = 27$.

Huomaa

1. Tiedot perustuvat verkkovirtaan, jonka näennäisvastus on $400 \text{ m}\Omega$ (vastaa 15 m $2,5 \text{ mm}^2$:n kaapelia ja lisäksi 20 m keskuksen puoliväliin) pahimmassa tapauksessa. Jos näennäisvastus on $800 \text{ m}^2 \Omega$, liitännälaitteiden määrää voidaan nostaa 10 %.
2. Mittaukset vahvistetaan kohteessa, joten tiedot saattavat muuttua.
3. Joissakin tapauksissa liitännälaitteiden enimmäismäärä ei määrydy johdonsuojakatkaisijan mukaan, vaan asennuksen enimmäiskuorman mukaan.
4. Huomaa, että liitännälaitteiden enimmäismäärä pitää paikkansa silloin, kun ne kaikki kytketään päälle samaan aikaan esim. seinäkytkimestä.
5. Mittaukset perustuvat yksinapaiseen johdonsuojakatkaisijaan. Jos käytetään useampaa katkaisijaa, on suositeltavaa vähentää liitännälaitteiden määrää 20 %.
6. Yhteen 30 mA:n vikavirtasuojakytkimeen voidaan yhdistää enintään 30 liitännälaitetta.

MCB-tyyppi	Arvo (A)	Liitännälaitteiden suhteellinen määrä
B	10	63
B	13	81
B	16	100 (vertailukohta)
B	20	125
B	25	156
C	10	104
C	13	135
C	16	170
C	20	208
C	25	260
L, I	16	108
L, I	10	65
G, U, II	16	212
G, U, II	10	127
K, III	16	254
K, III	10	154

Yhteystiedot



Valaistusprojektit ja valaistuskalkulaattori

- Sisävalaistus: toimistot, teollisuus, julkiset rakennukset, myymälät
- Ulkovaalaistus: tie-, katu- ja aluevalaistus, urheilualueet, julkisivu- ja korostusvalaistus, tunnelivalaistus
- Dialux-koulutukset (Dialux 4 ja Dialux EVO)

Suunnittelutyökalut

- Tuotekonfiguraattori: Konfiguroi valaisin tuotekonfiguraattorilla. Aloita konfigurointi valitsemalla tuote ja klikkaa ratasikonia: signify.com/fi-fi/prof
- Valaistuskalkulaattori: Tee nopeasti alustava valaistuskalkulaattorilla. Aloita laskenta valitsemalla tuote ja klikkaa kalkulaattori-ikonia: signify.com/fi-fi/prof

Nettisivut

- Signifyn verkkosivut ovat uudistuneet. Löydät nykyään myös Philips-brändin tuotteet Signifyn verkkosivuilta: signify.com/fi-fi

Yhteyshenkilöt

- <https://www.signify.com/fi-fi/contact>

Tilaukset ja tiedustelut

- Ma-to klo 9–16 & pe klo 9–15.30
020 7809 410

Takuuasiat

- Takuukäytäntö ja takuehdot:
<https://www.signify.com/fi-fi/resources/warranties>

Haluatko jättää yhteydenottopyynnön tai reklamaation?

- <https://www.signify.com/fi-fi/contact>

Tarjouslaskenta

- tarjoukset.valaistus@signify.com

Valaistussuunnittelu

- Lias.fi@signify.com



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

<https://www.signify.com/fi-fi>