

PHILIPS

2026-2027

Catalogo Prodotti e Sistemi di illuminazione Professionale

a lighting brand of ignify





La luce per ogni esigenza

Benvenuti in questa overview dei prodotti professionali Philips LED. Lampade e apparecchi a portata di mano e strumenti per farti risparmiare tempo - qui troverai tutto quello che è adatto alle tue esigenze e di cui hai bisogno.

Scegli l'illuminazione LED Philips:

- Nuovi standard per prodotti di alto livello e qualità, che richiedono meno manutenzione, riscontrano meno intoppi tecnici e rafforzano la tua reputazione di affidabile esperto di illuminazione.
- I nostri prodotti sono disegnati per un'installazione semplice, per salvare il tuo tempo e il tuo denaro.
- Da soluzioni di illuminazione connessa alle lampade 3D printing: con Philips si ottiene un'illuminazione LED che si dimostra essere il punto di riferimento nel settore e che ti permette di essere un passo avanti alla concorrenza.



PHILIPS

Signify, leader mondiale nell'illuminazione



Come leader mondiale nel settore dell'illuminazione, noi di Signify forniamo a professionisti e consumatori prodotti, sistemi e servizi di alta qualità. Trasformiamo i punti luce in fonti di dati per connettere più dispositivi, luoghi e persone attraverso la luce, ridefinendo ciò che la luce può fare e il modo in cui le persone la utilizzano. Le nostre innovazioni contribuiscono a rendere il mondo più sicuro, intelligente e sostenibile.

Offriamo un'ampia gamma di proposte di illuminazione grazie al nostro portafoglio multibrand, tra cui Philips, Interact, Color Kinetics e molti altri.



PHILIPS

Signify vanta un grande portafoglio multibrand di illuminazione a livello globale.



PHILIPS

Philips è un marchio sinonimo di qualità, affidabilità ed efficienza energetica. Da oltre 130 anni sviluppa soluzioni all'avanguardia, anticipando l'evoluzione del mercato con tecnologie innovative. Philips è attualmente riconosciuta come leader nel settore dell'illuminazione.

Signify interact

Signify Interact è il nome della nostra piattaforma IoT e del software che gestisce i sistemi di illuminazione intelligente e i dati da essi raccolti. Semplice e scalabile, il software Interact può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, dai piccoli uffici a intere città.

Signify myCreation

Signify myCreation è la nostra gamma di soluzioni di illuminazione stampate in 3D, progettate per unire design, personalizzazione e sostenibilità. Realizzati con materiali riciclati e secondo i principi dell'economia circolare, gli apparecchi possono essere rigenerati a fine vita per dare origine a nuovi prodotti. Grazie alla produzione locale e on-demand, myCreation riduce gli sprechi, accelera i tempi di consegna e offre soluzioni uniche per valorizzare ogni ambiente.

Signify Dynalite

Signify Dynalite supporta lo sviluppo di edifici intelligenti in tutto il mondo da oltre 35 anni grazie alla sua gamma di sistemi di controllo per l'illuminazione connessa. Oltre ai controlli, Signify Dynalite consente l'integrazione degli strumenti necessari per dare vita al tuo prossimo progetto.

COLOR KINETICS

Certificazione di Signify per sistemi di illuminazione architettonica dinamica. Queste soluzioni dinamiche per esterni ed interni consentono ai professionisti dell'illuminazione di sviluppare progetti unici, rendendo l'ordinario davvero straordinario.

Signify NatureConnect

La soluzione di illuminazione NatureConnect di Signify si basa su comprovati principi di progettazione biofilica per riconnettere gli ambienti chiusi al mondo esterno. Simula i modelli di luce naturale per creare ambienti sani e stimolanti.

Signify trulifi

I nostri sistemi Trulifi modulano le onde luminose per trasmettere dati. Una chiave USB collegata a un laptop o tablet riceve i dati e li restituisce a un ricetrasmittitore. Sfruttando l'infrastruttura di illuminazione, i clienti Trulifi ottengono il meglio da entrambi i mondi: luce Philips di eccellente qualità e una connessione wireless affidabile, sicura e ad alta velocità.

Signify BrightSites

BrightSites di Signify è una soluzione completa, wireless e scalabile, conveniente e sostenibile, capace di accelerare la trasformazione digitale delle città.

MAZDA +

MAZDA Lighting è un marchio di fiducia di Signify e offre un'ampia gamma di lampade e apparecchi di illuminazione pensati per distributori, installatori e professionisti del settore. Le soluzioni MAZDA rappresentano un'alternativa di qualità quando non è richiesta una soluzione premium o quando il budget è un fattore determinante. La gamma MAZDA+, dedicata agli installatori, comprende una selezione di prodotti LED sviluppati per rispondere alle esigenze del mercato professionale.



Guidati da un'innovazione responsabile

Signify e il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sono guidati da una passione condivisa per l'innovazione responsabile e dal desiderio di spingersi oltre i limiti. Le nostre innovazioni nel campo dell'illuminazione sostengono l'ambizione del team di diventare campioni anche nella sostenibilità, migliorando il benessere e le prestazioni dei piloti e degli ingegneri, offrendo ai fan esperienze indimenticabili.

Scopri di più sulla partnership, le soluzioni e i servizi di illuminazione

signify.com/it-it/partnership



Signify è Official Lighting Partner di Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team



Nomenclatura dell'illuminazione per esterni

Descrizione generale di un apparecchio per illuminazione LED

BGP670 LW10 LED24-4S/740 PSDD I DDF27 KC DGR DM10 SRG10 32/48

Famiglia Telegestione Pacchetto lumen Tonalità Driver Classe di isolamento Opzioni di controllo/regolazione Altre opzioni Colore del corpo Ottica Altri Accoppiamento

Telegestione			
LWCO	Applicazione Connect con X anni di messa in servizio	LW5	Applicazione Connect con 5 anni di messa in servizio
LW1	Applicazione Connect con 1 anno di messa in servizio	LW10	Applicazione Connect con 10 anni di messa in servizio
Emissione			
LEDxx	Emissione del modulo di XX00 lm (es.: LED10 -> 1000 lm, LED30 -> 3000 lm, LED400 -> 40000 lm)		
*LEDxx-4S indica Ledgine Optiperfect			
Tonalità			
740	CRI > 70 e TC=4000K	840	CRI > 80 e TC=4000K
757	CRI > 70 e TC=5700K	857	CRI > 80 e TC=5700K
830	CRI > 80 e TC=3000K	957	CRI > 90 e TC=5700K
Driver			
PSD	Driver con regolazione DALI		
PSDD	Driver con regolazione con DynaDimmer		
PSA	Driver con regolazione con AmpDim		
PSM	Driver con regolazione da quadro Coded Mains		
PSD-SR	Driver con regolazione DALI-SR (System Ready)		
Classe			
I	Con almeno un isolamento e una messa a terra		
II	Con doppio isolamento o isolamento rinforzato senza messa a terra.		

Nomenclatura dell'illuminazione per interni

Descrizione generale di un apparecchio per illuminazione LED

RS751B LED39S/840 PSE-E WB WH W ELB1 RML

Famiglia Pacchetto lumen del Sistema Temperatura del colore Driver Ottica Colore Connettore Emergenza Altri

Famiglia	
Introduzione alla nomenclatura della famiglia (indicazione della categoria di prodotto)	
BN	Regletta
BY	Highbay
CR	Camere Bianche
DN	Downlight
GD	Gridlight
LL	Linee di luce (per binari)
RC	Apparecchio a incasso
RS	Prodotto ad incasso
SM	Apparecchio a plafone
SP	Apparecchio a sospensione
ST	Proiettore
WL	Apparecchio a parete
WT	Stagna
PT	Apparecchio Pendente/Sospeso
Ultima lettera della nomenclatura della famiglia (indica il tipo di montaggio)	
B	Incasso
C	Incassato
P	Sospeso
S	Speciale (Maxos fusion)
T	A binario (3C)
V	Variante
W	A parete (superficie)
X	Integrato (in riferimento al sistema Maxos Fusion o ai sistemi di controllo)
Z	Accessori esterni
Pacchetto lumen del Sistema	
LEDxxS	Flusso del sistema xx00lm (es: LED39S -> 3900lm, LED27S -> 2700lm)

Scegli la soluzione migliore

Gamma Apparecchi LED	Specification 	CoreLine Interact Ready 	CoreLine	Ledinaire
Proposizione 	Performance elevate e illuminazione connessa con Interact. Pensati per grandi progetti dove integrare illuminazione e sistemi di controllo	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro	Adatto ad ogni progetto in cui la luce è davvero importante	Gamma di prodotti affidabili e convenienti per progetti quotidiani
Qualità della luce 				
Prezzo 				
Durata di vita 	Fino a 100 000h L80	Fino a 100 000h L80	Fino a 100 000h L80	Fino a 50 000h L80
Garanzia 	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni


Gamma Lampade LED	Master Connect 	MASTER	Master Value	CorePro e EcoFit
Proposizione 	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro	Le migliori prestazioni della categoria per qualsiasi ambito applicativo	Prestazioni elevate adatte ad applicazioni complesse che richiedono un utilizzo intenso	Gamma di prodotti affidabili e convenienti per progetti quotidiani
Qualità della luce 				
Prezzo 				
Durata di vita 	50 000 50 000 + informazioni sulla durata di vita rimanente	50 000/100 000	50 000	30 000
Garanzia 	5 anni	10 anni/5 anni	5 anni	2 anni (Ecofit) / 3 anni (CorePro)

		
Editoriale Signify Nature Connect	Editoriale Signify myCreation	Editoriale Signify Interact - Sensori
18	19	20

Accessori Interact

			
Interact - Gateway	Interact - Interruttore a parete	Interact - Sensori	Interact - Ricevitore/Trasmettitore
23	23	23	24
			
Interact - Driver	Interact - KIT	Interact - Accessori	Interact - Telecomando
24	24	24	24

Pannelli, incassi e plafoniere

			
CoreLine Interact Ready - Pannello Gen6	CoreLine Interact Ready - Incasso Gen4	CoreLine Interact Ready - Plafone Gen4	Accessori per pannelli CoreLine Gen6 e Ledinaire Gen5
26	28	29	28
			
CoreLine Pannello Gen6	CoreLine Incasso Gen4	CoreLine Plafone Gen4	
26 / 27	29	30	
			
Ledinaire Pannello Gen5	EcoSet Uffici	Ledinaire Plafone Gen2	
27	28	30	

Plafoniere da parete (Wall mounted)

	
CoreLine Interact Ready Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In	
30	
	
CoreLine Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In	CoreLine Parete (Slim Wall-Mounted)
31	31
	
Ledinaire Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In	
31	

Downlight

	
CoreLine Interact Ready Downlight Gen5	CoreLine Interact Ready SlimDownlight Gen3
32	32
	
CoreLine Downlight Gen5	CoreLine SlimDownlight Gen4
33	34
	
Ledinaire SlimDownlight Gen4	
34	

Spot incasso e proiettori da interno


 CoreLine Interact Ready Recessed Spot Gen2 35		
 CoreLine Recessed Spot Gen2 35	 CoreLine Proiettore Gen2 36	 CoreLine Incasso Spot, Proiettore - Accessori 36 / 37
 Ledinaire Incasso ClearAccent All-in 37		

Proiettori industriali (High-Bay)

 CoreLine Interact Ready HighBay Gen5 38		
 CoreLine HighBay Gen5 38	 CoreLine HighBay Gen6 39	 CoreLine High-Bay Gen5 - Accessori 40
 Ledinaire Proiettore Industriale (High-Bay) Gen3 41	 Ledinaire Proiettore Industriale (High-Bay) Gen3 - Accessori 41	

Edificio pubblico
Esterno
Hospitality
Industria
Interni
Negozio
Parcheggio
Stradale
Ufficio
Urbano

Stagne (Waterproof)

 CoreLine Interact Ready Stagna WT120C G3 42			
 CoreLine Stagna WT120C G3 42	 CoreLine Stagna WT120C - Accessori 43	 CoreLine WT Tubular WT210C 46	 Ledinaire Stagna WT065C 44
 EcoSet Parcheggio - Ledinaire Stagna WT075C 44	 Ledinaire Stagna WT060C 45	 Ledinaire Stagna Vuota WT050C 45	 Ledinaire Stagna WT065 compatibile con Kit di Emergenza 46


Reglette

 CoreLine Interact Ready - Regletta Gen3 47			
 CoreLine Regletta Gen3 47	 CoreLine Regletta - Accessori 48		
 Ledinaire Regletta BN021C 48	 Ledinaire Regletta BN021C - Accessorio 48		

Proiettori da esterni (Floodlight)

 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - large 49	 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - medium 49	 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - small Gen2 49	 CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - All-in 52
 Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) ALL-IN 50	 Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) SOLAR 50	 Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) HIGH WATTAGE 50	

Armature stradali

 CoreLine Malaga - armatura stradale 52	 CoreLine Malaga - armatura stradale - Accessori 52
---	---

Strisce LED

 MASTER LED Strip 54		
 CorePro LED Strip 54	 Accessori LED Strip 55	 Driver LED Strip 55

Bulbi, globo, candele e sfere

 MASTER LED Bulbo chiaro Classe A 58	 MASTER LED Bulbo smerigliato Classe A 58	 MASTER LED candela & sfera Classe A 63	
 MASTER LED Bulbo 59	 MASTER LED candela & sfera 64		
 MASTERValue Bulbo 59	 MasterValue Globo 62	 MasterValue LED candela & sfera 64	 LED Speciali T25 68
 LED Dusk to Dawn 68			
 CorePro LED Bulbo 60	 CorePro LED Bulbo 61	 CorePro Bulbo 62	 CorePro Globo 63
 CorePro LED candela & sfera 65	 CorePro LED candela & sfera 66	 CorePro LED candela & sfera 67	







Spot

 MASTER LEDspot Ultra Efficiente GU10 69			
 MASTER LEDspot ExpertColor MV 69	 MASTER LEDspot MV 70	 MASTER LEDspot ExpertColor LV 71	 MASTER LEDspot LV 72
 MASTER LEDspot ExpertColor AR111 73	 MASTER LEDspot PAR 74	 MASTER LEDspot VALUE LV 72	
 CorePro LEDspot MV 70	 CorePro LEDspot LV 73	 CorePro LEDspot PAR38 74	 Riflettori CorePro LEDspot 75
 CorePro LEDcapsule LV 76	 CorePro LEDcapsule MV 76	 CorePro LEDlinear MV 77	

TrueForce

 TrueForce MASTER LED SON-T UE Tensione di rete 220-240 83			
 TrueForce LED Industria e Retail (Highbay - HPI/SON/HPL) - Universal P. & P. 220-240 e r.e. 80	 TrueForce LED HPL Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico 80	 TrueForce LED SOX Tensione di rete 220-240 81	 TrueForce LED Public (Road - SON) con reattore elettromagnetico 82
 TrueForce Core LED Industria e Retail (Highbay - HPI/SON/ HPL) Tensione di rete 220-240 80	 TrueForce CorePro LED HPL Tensione di rete 220-240 81	 TrueForce Core LED SON-T Tensione di rete 220-240 83	

PL

 CorePro LED PL-S 2P EM/Mains 84	 CorePro LED PL-T 4P HF 84	 CorePro LED PL-L EM/mains 84	 CorePro LED PL-L 4P HF 85
 CorePro LED PL-C 2P EM/Mains 85	 CorePro LED PL-C 4P HF/Mains 85		

Tubi

MASTERconnect Interact Ready LEDtubes EM/Mains

90

MASTER LED Tubo Classe A EM/Mains

90

MASTER LEDtube UE CLASSE B EM/Mains

90

MASTER LEDtube EM/Mains

91

MASTER LEDtube InstantFit HF

91

Starter di accensione

94

MASTER LEDtube T5 InstantFit HF

95

MASTER LEDtube T5 Mains

96

MASTER LEDtube Universal T8

92

MASTER Value LEDtube EM/Mains

92

CorePro LEDtube Universal T8

93

CorePro LEDtube EM/Mains

93

Ecofit LEDtube EM/Mains

94

CorePro LEDtube T5 HF

97

Altri tubi LED

97

Come all'aria aperta. Con il comfort degli interni

Indipendentemente dal meteo, NatureConnect porta all'interno l'esperienza della luce naturale. Gli apparecchi SkyLight simulano una finestra sul cielo, riproducendo il ritmo circadiano della luce diurna e l'effetto della radiazione solare per favorire benessere e comfort visivo.



Migliora il benessere

Supporta il bioritmo naturale delle persone e favorisce la vitalità.



Valorizza gli spazi

Trasforma le aree in ambienti in cui le persone lavorano volentieri.



Aree più attraenti

Porta gli ambienti interni poco illuminati in armonia con la natura.



NatureConnect SkyLight 60*60

Modulo SkyLight 600 x 600 mm da incasso, compatibile con i più diffusi sistemi di controsoffitto a griglia con struttura portante a vista.

- Una combinazione di luce bianca dinamica (Tunable White) di alta qualità, funzionale e conforme ai requisiti per gli ambienti d'ufficio, con basso abbagliamento (UGR <19) e elevato comfort visivo ed un lucernario artificiale decorativo con "modulo blu"
- 3 ricette luminose per la luce dinamica automatica: Day Rhythm, Energize, Relax
- Per vivere l'esperienza NatureConnect bastano 3 elementi: SkyLight 60*60, StarterKit e l'app gratuita Interact

* Con accessori opzionali, utilizzabile anche come apparecchio a incasso in soffitti in cartongesso o come apparecchio a sospensione.

Illuminazione straordinaria. Stampata in modo sostenibile.

L'illuminazione moderna nasce dalla stampa 3D. Con il nostro supporto e i prodotti Signify myCreation, puoi realizzare progetti di illuminazione straordinari e sostenibili.

Sostenibile per natura

Gli apparecchi realizzati con stampa 3D sono una soluzione sostenibile: tutte le parti stampate sono composte da almeno il 65% di materiali sostenibili. L'uso di materiali riciclati e bio-circolari con bilancio di massa evita gli sprechi.* Un contributo concreto all'economia circolare, anche grazie alla significativa riduzione delle emissioni di CO₂ tramite la stampa presso gli stabilimenti nei Paesi Bassi e in Ungheria.

Design su misura

Il catalogo standard non offre la soluzione giusta? La stampa 3D consente forme fantastiche, colori affascinanti e texture uniche: personalizzati e perfettamente in linea con ogni progetto.

Vantaggio: perfetta compatibilità

Con gli apparecchi stampati in 3D puoi sostituire senza problemi anche i downlight esistenti quando i prodotti standard non sono adatti a causa di dimensioni particolari del foro nel soffitto. Forniamo downlight su misura per fori da 150 a 280 mm.

* I nostri prodotti contengono materiali riciclati post-consumo (ad es. taniche d'acqua), materiali bio-circolari (ad es. tall oil e olio alimentare esausto) oppure materiali riciclati post-industriali (ad es. derivanti dalla produzione di piscine o piastrelle in plastica per carport). Evitiamo rigorosamente l'uso di materiali vergini al 100% nel nostro processo di stampa.

Accent Track

Essential

GreenSpace

Scopri ora su
www.signify.com/natureconnect

Scopri l'intero portfolio Signify myCreation:
signify.com/mycreation

Dove l'illuminazione incontra l'IoT



Quali sono i benefici che il tuo business può trarre dall'illuminazione smart?

L'illuminazione smart consente alle PMI di creare luoghi di lavoro più confortevoli, sicuri e produttivi, promuovendo il risparmio energetico e raggiungendo al contempo i target di sostenibilità. Per consentire alle PMI di sfruttare i benefici dell'illuminazione connessa, abbiamo introdotto il nuovo sistema scalabile Interact Pro, una soluzione wireless capace di adattarsi perfettamente ad ogni esigenza delle piccole e medie imprese. Il sistema scalabile Interact Pro è composto da tre livelli applicativi, partendo da un primo e semplice step di illuminazione connessa fino a raggiungere i più completi benefici dell'IoT.

Un'illuminazione connessa ancora più smart.

- Adatto per qualsiasi tipo di lavoro o progetto.
- Ideale per uffici, zone industriali, magazzini, scuole e tante altre aree applicative.
- Compatibile con un'ampia gamma di apparecchi e lampade Philips Interact Ready, sensori e accessori smart. Inoltre, è in grado di adattarsi ad ogni necessità applicativa. Il sistema è facile da installare e configurare, questo significa poter realizzare un progetto con più velocità e minore complessità di installazione.



Interact Pro per gli installatori

Rafforza la tua immagine di esperto di illuminazione professionale. Interact Pro ti offre un percorso professionale per i tuoi progetti di illuminazione connessa, riducendo i costi di installazione ed aumentando il risparmio. Dovrai solo installare i prodotti di illuminazione Interact Ready, scaricare l'app e configurare il sistema utilizzando una connessione Bluetooth. Semplice, intuitivo e senza cavi extra.



Dashboard Interact Pro

La dashboard di Interact Pro, attraverso l'utilizzo del gateway, consente a te e al tuo cliente di tenere traccia delle informazioni sullo stato del sistema, sul consumo energetico e sulle prestazioni dell'impianto di illuminazione. Le notifiche dei guasti in corso e l'accesso remoto ai dati in tempo reale consentono di ridurre i costi di servizio e i tempi di inattività.

Interact - Ricevitore/Trasmettitore

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
SC100B/02 SR Transceiver WH	RICETRASMETTITORE, NODO WIRELESS PER PROGETTAZIONE DEL SISTEMA, IP20	32195300	44,00

Interact - Driver

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
Xitanium SR Bridge Built in	GESTIONE DRIVER ON/OFF, DALI 1, 400 VA O FINO A 20 DALI DRIVERS	47494900	62,00
Xitanium SR Bridge Independent	GESTIONE DRIVER ON/OFF, DALI 1, 400 VA O FINO A 20 DALI DRIVERS	47496300	65,00
DALI extender	GESTIONE DRIVER DALI 2, FINO A 20 DALI DRIVERS	18525800	69,00

Interact - KIT

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
KT200 RF DALI Connector Kit w SC200 IA	DALI EXTENDER + SENSORE SC200 + GHIERA AD INCASSO	15860400	190,00
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA - SR bridge	SR BRIDGE + RICETRASMETTITORE + GHIERA A PLAFONE	306391500	160,00

Interact - Accessori

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
SA0100/05 Mnt Bez SC1xxx/SC2xxx 44x17	COVER PER RICETRASMETTITORE SC100	76886700	3,00
SA0300/05 Cover plate 60x22	COVER PIATTA SPAZIO SENSORE/RICETRASMETTITORE IN APPARECCHI SIA	76192900	3,00
SA0200/05 F Mnt Clip SC1xxx/SC2xxx 60x22	COVER PER SENSORE SC200 BIANCO	76189900	6,00
SA0200/15 F Mnt Clip SC1xxx/SC2xxx 60x22 (black)	COVER PER SENSORE SC200 NERO	78413300	6,00
MPS3100/05 OCC-DL IA WIA WH 8M Ghiera	GHIERA A INCASSO PER SENSORE MPS3100	10326000	19,00
SA0500/05 Ind. Rec SC1xxx/SC2xxx Mnt	GHIERA PER INCASSO PER SC100/SC200 - FINITURA INTRECCIATA	76834800	30,00
SA0600/05 Ind. Surf Mnt SCxxx/SNSxxx	GHIERA PER PLAFONE PER SC100/SC200 - FINITURA LISCIA	73680400	30,00
SA0700 Recessed Mount bracket	GHIERA PER INCASSO PER SC100/SC200 - FINITURA LISCIA	15857400	30,00

Interact - Telecomando

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
IRT9015	TELECOMANDO AD INFRAROSSI X MESSA IN SERVIZIO APPARECCHI SIA	39670300	23,00

L'apparecchio LED perfetto per ogni tipo di esigenza

Trovare l'apparecchio di illuminazione giusto per applicazioni con esigenze e budget diversi è veramente facile grazie all'ampio portfolio di soluzioni LED Philips. Le nostre gamme Ledinaire, CoreLine e CoreLine Interact Ready ti permettono di avere sempre una soluzione di qualità al prezzo che desideri.



Elevata qualità grazie alla tecnologia LED, in grado di rispondere ad ogni esigenza e fornirti la migliore soluzione illuminotecnica.



Il design efficiente permette facilmente la sostituzione degli apparecchi esistenti senza la necessità di ulteriori adattamenti o riconfigurazioni.



Ottieni esattamente il risultato che prevedi e di cui hai bisogno. Questa è una promessa su cui puoi contare sempre!

Pannelli, incassi e plafoniere

CoreLine Interact Ready - Pannello Gen6

risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici

L90/50000h
L80/100 000h

1 PEZZO

IP

IP20/IP44

IK

IK02/IK03







Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V G6 345/830 WIA W60L60 OC	3400	3000	26	74999399	295,40
RC132V G6 365/UE840 WIA W60L60 OC	3600	4000	22,5	75130999	327,05
RC132V G6 365/840 WIA W60L60 OC	3600	4000	26	75000599	295,40
RC132V G6 365/840 WIA W60L60 OC ELB3	3600	4000	31	58875200	564,43
RC132V G6 435/840 WIA W60L60 OC	4300	4000	31	75002999	305,95
RC132V G6 40_435/830_40 WIA 60x60 OC	4000/4300	3000/3500/4000	31	75131699	328,11
RC132V G6 405/830 SIA W60L60 OC IA4	4000	3000	32	58860800	343,93
RC132V G6 435/840 SIA W60L60 OC IA4	4300	4000	32	58859200	343,93
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V G6 365/840 WIA W30L120 OC	3600	4000	26	75006799	324,94
RC132V G6 40_435/830_40 WIA 30x120 OC	4000/4300	3000/3500/4000	31	75132399	

WIA= driver wireless - SIA IA4= driver sensor ready, apparecchio completo di sensore wireless - ELB3= emergenza con batteria a bordo 3 ore
OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19 ≤23 - UE= ultra efficienza
IP20 dall'alto/IP44 dal basso; versioni SIA: IP20
Versioni NOC: IK03 versioni OC : IK02
* Versioni All-in selezione flusso e temperatura di colore 3000K: 2900/3400/4000 lm; 3500/4000K: 3100/3600/4300 lm

CoreLine Pannello Gen6

risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici

L90/50000h
L80/100 000h

1 PEZZO

IP

IP20/IP44

IK

IK02/IK03







Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
RESA CROMATICA 90 - 600 x 600					
RC132V G6 31_36_435/940 PSD W60L60 OC	3100/3600/4300	4000	26/31/38	74995599	255,31
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V G6 345/830 PSU W60L60 OC	3400	3000	26	75134799	145,59
RC132V G6 365/UE840 PSU W60L60 OC	3600	4000 UE	23	74982599	182,52
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC	3600	4000	26	73512599	145,59
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC ELB3	3600	4000	31	58873800	511,68
RC132V G6 435/840 PSU W60L60 OC BN	4300	4000	31	75127999	146,65
RC132V G6 29_36_435/830_40 PSU W60L60 OC	2900/3600/4300*	3000/3500/4000	22/26/31	73518799	182,52
RC132V G6 505/840 PSU W60L60 OC BN	5000	4000	38	75129399	152,98
RC132V G6 365/UE840 PSD W60L60 OC	3600	4000 UE	23	74983299	250,04
RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC	3600	4000	26	73515699	209,95
RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC ELB3	3600	4000	31	58874500	563,37
RC132V G6 29_36_435/830_40 PSD W60L60 OC	2900/3600/4300*	3000/3500/4000	22/26/31	73519499	247,93
RC132V G6 505/840 PSD W60L60 OC	5000	4000	38	74984999	238,43
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC132V G6 345/830 PSU W60L60 NOC	3400	3000	26	75133099	120,27
RC132V G6 365/UE840 PSU W60L60 NOC	3600	4000 UE	23	74981899	150,87
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC	3600	4000	26	73509599	120,27
RC132V G6 435/840 PSU W60L60 NOC BN	4300	4000	31	75128699	121,33
RC132V G6 29_36_435/830_40 PSU W60L60NOC	2900/3600/4300*	3000/3500/4000	22/26/31	74990099	151,92

26

Torna all’indice

PHILIPS

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC	3600	4000	26	73514999	160,36
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC ELB3	3600	4000	23	58876900	572,87
RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC	3600	4000	26	73517099	231,05
RC132V G6 29_36_435/830_40 PSDW30L120OC	2900/3600/4300*	3000/3500/4000	22/26/31	74989499	280,63
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 NOC	3600	4000	26	73511899	131,88

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - ELB3= emergenza con batteria a bordo 3 ore - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19 ≤23
UE= ultra efficienza - versioni BN= collegamento tramite cavetto libero
IP20 dall'alto/IP44 dal basso; versioni BN: IP20 dall'alto/IP40 dal basso
Versioni NOC: IK03; versioni OC: IK02; versione BN: IK02; * Versioni All-in selezione flusso e temperatura di colore 3000K: 2900/3400/4000 lm; 3500/4000K: 3100/3600/4300 lm

CoreLine Pannello Gen6

risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici

L90
50 000h

1 PEZZO


IP

IP65

IK

IK02/IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
RESA CROMATICA 90 - 600 x 600 IP65					
RC132V G6 485/940 PSU W60L60 OC IP65	4800	4000	45	73561399	369,25
RC132V G6 485/940 PSD W60L60 OC IP65	4800	4000	45	73562099	432,55
RC132V G6 505/940 PSU W60L60 NOC IP65	5000	4000	45	73523199	358,70
RESA CROMATICA 90 - 600 x 600 IP65 dal basso / IP20 dall alto					
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	3600	4000	45	73522499	258,48

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19 ≤23

Ledinaire Pannello Gen5

L80
50 000h

L70
75 000h

1 PEZZO

IP

IP40/IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PSU - NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC065B G5 345/840 PSU W60L60 NOC CFW 2 - in esaurimento	3400	4000	28	51619999	50,44
RC065B G5 345/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR novità compatibile con kit emergenza	3400	4000	28	34578399	50,44
RC065B G5 415/840 PSU W60L60 NOC CFW	4100	4000	34	51659599	57,00
RC065B G5 34_365/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3400/3600*	3000/3500/4000	30	51673199	73,00
RC065B G5 345/865 PSU W60L60 NOC CFW	3400	6500	28	51656499	56,90
PSU - OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC CFW 2 - in esaurimento	3400	4000	28	51617599	61,65
RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC CFW ELR novità compatibile con kit emergenza	3400	4000	28	34577699	61,65
RC065B G5 415/840 PSU W60L60 OC CFW	4100	4000	34	51660199	69,00
RC065B G5 34_365/830_40 PSU W60L60 OC SC	3400/3600*	3000/3500/4000	30	51672499	89,00
RC065B G5 345/865 PSU W60L60 OC CFW	3400	6500	28	51653399	65,90
PSD - OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC065B G5 345/840 PSD W60L60 OC CFW	3400	4000	28	51657199	110,00
RC065B G5 34_365/830_40 PSD W60L60 OC SC	3400/3600*	3000/3500/4000	28	51697799	130,00
PSU - OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC065B G5 34_365/830_40 PSU 30x120 OC SC	3400/3600*	3000/3500/4000	30	51698499	92,00

EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	kit emergenza compatibile con versioni Coreline recessed 60x60 30x120 e Ledinaire Panel in Emergenza	79985400	137,15
---	--	----------	--------

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - ESW= sistema wireless EcoSet - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19 ≤23
SC= cordino di sicurezza incluso - CFW= connessione elettrica tramite cavo libero
* Versioni All-in selezione temperatura di colore 3000K: 3400lm; 3500/4000K: 3600lm

PHILIPS

Torna all’indice

27

Apparecchi

NUOVO

NUOVO

Accessori per pannelli CoreLine RC132V G6 e Ledinaire RC065B G5 e per versioni a incasso e plafone

1 PEZZO			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
RC159Z SMB W60L60	Cornice per montaggio a plafone 60x60 assemblaggio rapido	75214699	41,15
RC159Z SMB W30L120	Cornice per montaggio a plafone 30x120 assemblaggio rapido	75216099	48,53
RC059Z SMB W60L60	Cornice per montaggio a plafone 60x60	75217799	24,27
RC059Z SMB W30L120	Cornice per montaggio a plafone 30x120	75219199	37,21
RC159Z Suspension set SME-2 WH	KIT di sospensione per PSU, WIA e SIA (bipolare fase+neutro)	75251199	31,65
RC159Z Suspension set SME-3 WH	KIT di sospensione per PSU, WIA e SIA (tripolare)	75250499	50,64
RC159Z Suspension set SME-4 WH	KIT di sospensione per PSD DALI	75249899	52,75
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Kit staffe per montaggio su cotrosoffitto in cartongesso	75248199	7,39
RC159Z Safety Cable	Cavo di sicurezza	75247499	3,17

EcoSet Uffici

In esaurimento

L80 50 000h L70 75 000h 1 PEZZO IP40/IP20 IK02					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Pannello Ledinaire EcoSet ESW - OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	3400	4000	28	51721999	110,78
Componenti del sistema					
EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	Sensore Ecoset per uffici, rilevazione presenza (IR) e luce naturale	73416699	98,00		
EcoSet BLE IR Remote Controller	Telecomando di programmazione	73289699	63,30		
EcoSet BLE Wall Switch	Interruttore wireless a parete, per accensione/spengimento e regolazione	73290299	110,78		

ESW= sistema wireless EcoSet - OC= UGR≤19 - SC= con cavo di sicurezza

CoreLine Interact Ready - Incasso Gen4

L90 50 000h 1 PEZZO IP20/44 IK03					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	4000	3000	27,5	76417099	232,10
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	4000	27,5	76419499	232,10
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	4300	4000	28,5	76418799	263,75

WIA= driver wireless - OC= UGR≤19

CoreLine Incasso Gen4

L90 50 000h 1 PEZZO IP20/44 IK03					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76415699	136,10
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3400/4300/5700	3000	23/29/38,5	76412599	189,90
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76414999	189,90
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76416399	158,25
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	3400/4300/5700	3000	23/29/38,5	76411899	221,55
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76413299	221,55
KIT EMERGENZA					
EM300V ELB_ ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB	kit emergenza compatibile con versioni Coreline recessed 60x60 30x120 e Ledinaire Panel in Emergenza	79985400	137,15		

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19

CoreLine Interact Ready - Plafone Gen4

L90 50 000h 1 PEZZO IP20 IK03					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	4000	3000	27,5	76425599	260,00
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	4300	4000	27,5	76426299	260,00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1500					
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	4000	3000	27,5	76431699	310,00
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	4300	4000	27,5	76432399	310,00

WIA= driver wireless - OC= UGR≤19

CoreLine Plafone Gen4



L90/50000h
L80/100000h



1 PEZZO

IP

IP20/44

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 x 1200					
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76421799	158,25
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76422499	200,45
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	3400/4300/5700	3000	23/29/38,5	76423199	200,45
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	3600/4500/6000	4000	23/29/38,5	76424899	216,28
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1570					
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	3400/4300/6500	3000	22,5/29/43,5	76428699	200,45
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3600/4500/6800	4000	22,5/29/43,5	76427999	200,45
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3400/4300/6500	3000	22,5/29/43,5	76430999	253,20
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	3600/4500/6800	4000	22,5/29/43,5	76429399	253,20

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19

Ledinaire Plafone Gen2



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 x 1200					
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400-4000	4000	28/34	76470599	110,07
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400-4000	4000	28/34	76471299	140,78

PSU= versione statica on/off - OC= UGR≤19 - NOC= UGR>19

Plafoniera da parete (Wall-mounted)

CoreLine Interact Ready Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK10





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	1450/2400/4050	2700/3000/4000	29	30717099	226,83

WH= colore bianco - WIA= driver wireless

CoreLine Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK10





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1450/2400/4050	2700/3000/4000	da 11 a 29	30713299	121,33
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1450/2400/4050	2700/3000/4000	da 12 a 30	30714999	158,25
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4050	2700/3000/4000	29	30716399	269,03
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1450/2400/4050	2700/3000/4000	da 12 a 30	30715699	295,40

MDU= sensore di movimento - PSU= versione Statica - PSED= versione Dali + compatibilità con emergenza esterna - PSR= versione regolabile

EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	durata 3H	3000/3500/4000	3,0	79986100	88,62
---	-----------	----------------	-----	----------	-------

Kit di emergenza compatibile con coreline Wall Mounted e Coreline Slim Wall mounted

CoreLine Parete (Slim Wall-Mounted)

NUOVO

risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici



L90
50 000h



1 PEZZO

IP

IP54

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220	500/800/1400/1800	3000 / 4000	da 4 a 13	33920199	64,00
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300	1100/1700/2800/3400	3000 / 4000	da 8 a 24	33921899	95,00
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400	1400/2100/3400/4200	3000 / 4000	da 8 a 24	33922599	125,00
WL200V 3_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220	300/800/1400/1800	3000 / 4000	da 6 a 13	33923299	243,00
WL200V 11_17_28_33S/830_840 PSR MDU D300	1100/1700/2800/3300	3000 / 4000	da 8 a 24	33924999	166,00
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400	1400/2100/3400/4200	3000 / 4000	da 8 a 24	33925699	195,00
WL200V 17S/830_840 PSED D220	1700	3000	13	33926399	191,00
WL200V 32S/830_840 PSED D300	3200	3000	24	33927099	232,00
WL200V 42S/830_840 PSED D400	4200	3000	30	33928799	243,00

MDU= sensore di movimento - PSU= versione Statica - PSED= versione Dali + compatibilità con emergenza esterna - PSR= versione regolabile

Ledinaire Parete (Wall-Mounted) Gen3 All_In



L65
50 000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 300					
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1100 / 1700	3000/4000/6000	11 / 17	76746199	33,44
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1100 / 1700	3000/4000/6000	11 / 17	76747899	49,27

PSU= versione statica - MDU= sensore integrato

30

Torna all'indice

PHILIPS

PHILIPS

Torna all'indice

31

Apparecchi

Downlight

CoreLine Interact Ready Downlight Gen5



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20/54

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 216 / FORO 200					
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	2350	3000	20,4	10911700	126,60
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	2350	4000	20,4	10913100	126,60
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	2250	3000	20,4	10912400	131,88
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	2250	4000	20,4	10914800	126,60
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	2350	3000	24,9	10915500	300,68
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	2350	4000	24,9	10917900	300,68
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	2250	3000	24,9	10916200	305,95
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	2250	4000	24,9	10918600	305,95

WR= riflettore bianco - **ELB3**= Emergenza a bordo 3 ore classe di isolamento II

CoreLine Interact Ready SlimDownlight Gen3



L70
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20/44

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
INCASSO DIAMETRO 162 / FORO 150					
DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1100	3000	13	97638599	172,03
DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1000	4000	13	97640899	172,03
INCASSO DIAMETRO 215 / FORO 200					
DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2100	3000	22,5	97642299	185,43
DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2100	4000	22,5	97644699	185,43

WR= colore bianco classe di isolamento II

CoreLine Downlight Gen5



L80
50 000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 162 / FORO 150					
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	1150	3000	10,4	10889900	121,33
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	1150	4000	10,4	10893600	121,33
DN142B 10S/830 PSD-E WR	1200	3000	10,4	10887500	116,05
DN142B 10S/840 PSD-E WR	1200	4000	10,4	10891200	116,05
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	1200	3000	10,4	10888200	126,60
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	1200	4000	10,4	10892900	126,60
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	1150	3000	10,4	10890500	131,88
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	1150	4000	10,4	10894300	131,88
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	1200	3000	14,9	10903200	290,13
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	1200	4000	14,9	10905600	290,13
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	1150	3000	14,9	10904900	295,40
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	1150	4000	14,9	10906300	295,40
DIAMETRO 216 / FORO 200					
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	2250	3000	20	10897400	131,88
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	2250	4000	20	10901800	131,88
DN142B 20S/830 PSD-E WR	2350	3000	20	10895000	126,60
DN142B 20S/840 PSD-E WR	2350	4000	20	10899800	126,60
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	2350	3000	20	10896700	137,15
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	2350	4000	20	10900100	137,15
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	2250	3000	20	10898100	142,43
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	2250	4000	20	10902500	142,43
DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	2350	3000	24,5	10907000	300,68
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	2350	4000	24,5	10909400	300,68
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	2250	3000	24,5	10908700	305,95
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	2250	4000	24,5	10910000	305,95
DIAMETRO 162 / FORO 150					
DN142B 10S/830 PSU-E WR	1100	3000	9,8	50305299	63,30
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	1100	3000	9,8	50304599	73,85
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	1100	3000	9,8	50303899	68,58
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	1100	3000	9,8	50302199	79,13
DN142B 10S/840 PSU-E WR	1100	4000	9,8	50301499	63,30
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	1100	4000	9,8	50300799	73,85
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	1100	4000	9,8	50299499	68,58
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	1100	4000	9,8	50298799	79,13
DIAMETRO 215 / FORO 200					
DN142B 20S/830 PSU-E WR	2350	3000	19,2	50297099	73,85
DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	2350	3000	19,2	50296399	84,40
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	2300	3000	19,2	50295699	79,13
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	2300	3000	19,2	50294999	89,68
DN142B 20S/840 PSU-E WR	2350	4000	19,2	50293299	73,85
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	2350	4000	19,2	50292599	84,40
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	2300	4000	19,2	50291899	79,13
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	2300	4000	19,2	50290199	89,68

UGR19= riflettore alluminio - **WR**= riflettore bianco - **PSD-E**= versione Dali con driver esterno - **PSU**= versione Statica - **ELB3**= emergenza a bordo 3 ore

CoreLine SlimDownlight Gen4

L80 50 000h 1 PEZZO IP IP20/44 IK IK03  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
INCASSO DIAMETRO 80-83mm					
DN145B LED6S/830_840 PSU WH	700	3000-4000	6,5	50040299	31,65
INCASSO DIAMETRO 152-157mm					
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1100	3000-4000	11	50041999	52,57
DN145B LED10S/830_840 PSD WH	1080	3000-4000	10	31699899	142,43
DN145B LED10S/830_840 WIA WH	1080	3000 -4000	10	31701899	174,08
PLAFONE DIAMETRO 205-210mm					
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2100	3000-4000	17,5	50042699	68,58
DN145B LED20S/830_840 PSD WH	2000	3000-4000	18	31700199	158,25
DN145B LED20S/830_840 WIA WH	2000	3000-4000	17,5	31702599	189,90
ACCESSORI					
DN145Z SM Frame D200	Corrnice diametro 200			31704999	21,10
DN145Z SM Frame D150	Corrnice diametro 150			31703299	15,83

WH= bianco
PSU= versione statica - PSD= versione regolabile

Ledinaire SlimDownlight Gen4

L65 50 000h 1 PEZZO IP IP20 IK IK03  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PSU - DIAMETRO 175 / FORO 150					
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1200	3000	12	46427800	18,20
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1200	4000	12	46429200	18,20
PSU - PLAFONE DIAMETRO 175					
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1200	3000	12	46447600	20,79
DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1200	4000	12	46449000	20,79
PSU - QUADRATO 175 / FORO 150					
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1200	3000	12	46439100	18,20
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1200	4000	12	46441400	18,20
PSU - DIAMETRO 225 / FORO 200					
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2000	3000	19	46433900	26,70
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2000	4000	19	46435300	26,70
PSU - PLAFONE DIAMETRO 225					
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2000	3000	19	46451300	30,52
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2000	4000	19	46453700	30,52

PSU= versione statica - RD= rotondo - SQ= quadrato

Spot incasso e proiettori da interno

CoreLine Interact Ready Recessed Spot Gen2

L70 50 000h 1 PEZZO IP IP20/44 IK IK03  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	1280	3000	12	54822099	174,08
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	1320	4000	12	54823799	174,08

CoreLine Recessed Spot Gen2

L70 50 000h 1 PEZZO IP IP65/44 IK IK03  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FISSO - FORO 78 (IP 65)					
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	680	3000	7,2	54826899	68,58
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	720	4000	7,2	54827599	68,58
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	680	3000	7,2	93820599	80,50
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	720	4000	7	94166399	80,50
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	900	3000	10,2	54828299	82,29
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	950	4000	10,2	54829999	82,29
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	900	3000	10,2	93821299	84,95
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	1280	3000	12,3	54830599	89,68
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	1320	4000	12,3	54831299	89,68
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	1280	3000	12,3	93822999	93,19
ORIENTABILE - FORO 78 (IP 44)					
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	680	3000	7,2	54811499	71,23
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	720	4000	7,2	54813899	71,23
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	680	3000	7,2	54812199	82,29
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	720	4000	7,2	54814599	82,29
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	900	3000	10,2	54816999	84,40
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	950	4000	10,2	54818399	84,40
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	900	3000	10,2	54817699	86,51
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	950	4000	10,2	93818299	87,64
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	1280	3000	12,3	54819099	94,95
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	1320	4000	12,3	54821399	95,95
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	1280	3000	12,3	54820699	100,23
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	1320	4000	12,3	93819999	110,92
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	1280	3000	12,3	54824499	163,53
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	1320	4000	12,3	54825199	163,53

WH= colore bianco - ALU= alluminio - PSR= versione regolabile

CoreLine Incasso Spot - Accessori



L70
50000h



1 PEZZO





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Metel	Euro
MODULO LED				
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR	680	3000	54833699	63,30
RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR	720	4000	54834399	63,30
RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR	900	3000	54835099	68,58
RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR	950	4000	54836799	68,58

CoreLine Incasso Spot - Accessori



1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
CORNICE			
RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH	CORNICE A INCASSO BIANCA	93844199	10,39
RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK	CORNICE A INCASSO NERA	93845899	12,23
RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU	CORNICE A INCASSO ALLUMINIO	93846599	13,80
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE BIANCA	93847299	13,80
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE ALLUMINIO	93848999	20,44
RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	CORNICE ROTONDA ORIENTABILE NERA	93849699	17,64
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	CORNICE QUADRATA ORIENTABILE BIANCA	93850299	21,24
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	CORNICE QUADRATA ORIENTABILE ALLUMINIO	93851999	27,34

CoreLine Proiettore Gen2



L70
50000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FASCIO 25°					
ST151T LED30S/930 MB BK	3000	3000	30	52855099	114,47
ST151T LED30S/940 MB BK	3000	4000	27	52856799	114,47
ST151T LED30S/930 MB WH	3000	3000	30	52857499	114,47
ST151T LED30S/940 MB WH	3000	4000	27	52858199	114,47
FASCIO 38°					
ST151T LED30S/930 WB BK	3000	3000	30	52859899	114,47
ST151T LED30S/940 WB BK	3000	4000	27	52860499	114,47
ST151T LED30S/930 WB WH	3000	3000	30	52861199	114,47
ST151T LED30S/940 WB WH	3000	4000	27	52862899	114,47

BK= nero - WH= bianco - MB= fascio medio - WB= fascio ampio

CoreLine Proiettore - Accessori



1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07418399	36,93
ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07462699	36,93
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	14715499	36,93

GR= grigio - BK= nero - WH= bianco

Ledinaire Incasso ClearAccent All-in



L65
50000h



1 PEZZO

IP

IP65

IK

IK03





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
ORIENTABILE - DIAMETRO 89 / FORO 68					
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	6	20882700	28,14
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	6	20886500	28,14
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	6	20888900	28,14
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	6	20884100	28,14

PSR= versione regolabile - WH= bianco - BK= nero

Proiettori industriali (High-Bay)

CoreLine Interact Ready HighBay Gen5

L85 50 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK05  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 393					
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	10500	4000	72	95590500	975,73
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	10500	4000	72	95591200	975,73
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	20000	4000	133	95592900	1144,61
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	20000	4000	133	95593600	1144,61
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	25000	4000	166	95594300	1515,21
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	25000	4000	166	95595000	1515,21
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	30000	4000	203	95604900	1742,49
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	30000	4000	203	95605600	1742,49

NB= fascio stretto - **WB**= fascio largo - **SIA H4**= driver sensor ready, apparecchio completo di sensore

CoreLine HighBay Gen5

L65/100 000h L85/50 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 290					
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	10500	4000	67	95566000	381,53
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	10500	4000	67	95567700	381,53
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	10500	6500	67	95574500	530,07
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	10500	6500	67	95575200	530,07
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	15000	4000	95	95596700	438,76
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	15000	4000	95	95597400	438,76
MEDIO - DIAMETRO 330					
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	10500	4000	72	95570700	684,91
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	10500	4000	72	95571400	684,91
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	10500	6500	72	95578300	684,91
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	10500	6500	72	95579000	684,91
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	15000	4000	102	95598100	787,64
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	15000	4000	102	95599800	787,64
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	20000	4000	126	95568400	528,21
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	20000	4000	126	95569100	528,21
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	20000	6500	126	95576900	694,27
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	20000	6500	126	95577600	694,27
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	20000	4000	134	95572100	849,06
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	20000	4000	134	95573800	849,06
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	20000	6500	134	95580600	849,06
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	20000	6500	134	95581300	849,06

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
GRANDE - DIAMETRO 393					
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	25000	4000	157	95582000	645,60
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	25000	4000	157	95583700	645,60
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	25000	6500	157	95584400	881,91
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	25000	6500	157	95585100	881,91
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	25000	4000	168	95586800	1172,78
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	25000	4000	168	95587500	1172,78
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	25000	6500	168	95588200	1172,78
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	25000	6500	168	95589900	1172,78
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	30000	4000	192	95600100	742,44
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	30000	4000	192	95601800	742,44
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	30000	4000	205	95602500	1348,70
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	30000	4000	205	95603200	1348,70

WB= fascio largo - **NB**= fascio stretto - **PSU**= versione statica on/off - **PSD**= versione DALI

CoreLine HighBay Gen6

L70 100 000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Versioni Interact Ready					
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	10000	4000	55	30663000	677,31
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	10000	4000	55	30662300	677,31
BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	15000	4000	82	30665400	691,03
BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	15000	4000	82	30664700	691,03
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	20000	4000	110	30667800	727,95
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	20000	4000	110	30666100	727,95
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	25000	4000	137	30669200	759,60
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	25000	4000	137	30668500	759,60
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	28000	4000	153	30677700	785,98
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	28000	4000	153	30676000	785,98
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	35000	4000	196	30671500	1106,70
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	35000	4000	196	30670800	1106,70
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	40000	4000	222	30672200	1213,25
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	40000	4000	222	30673900	1213,25
Versioni PSD					
BY120P G6 LED100/840 PSD NB	10000	4000	55	30651700	453,65
BY120P G6 LED100/840 PSD WB	10000	4000	55	30650000	453,65
BY120P G6 LED150/840 PSD WB	15000	4000	82	30652400	474,75
BY120P G6 LED150/840 PSD NB	15000	4000	82	30653100	474,75
BY120P G6 LED200/840 PSD WB	20000	4000	110	30654800	511,68
BY120P G6 LED200/840 PSD NB	20000	4000	110	30655500	511,68
BY121P G6 LED250/840 PSD NB	25000	4000	137	30657900	526,45
BY121P G6 LED250/840 PSD WB	25000	4000	137	30656200	526,45
BY121P G6 LED280/840 PSD WB	28000	4000	153	30675300	543,33
BY121P G6 LED280/840 PSD NB	28000	4000	153	30674600	543,33
BY122P G6 LED350/840 PSD NB	35000	4000	196	30659300	780,70
BY122P G6 LED350/840 PSD WB	35000	4000	196	30658600	780,70
BY122P G6 LED400/840 PSD WB	40000	4000	222	30660900	812,35
BY122P G6 LED400/840 PSD NB	40000	4000	222	30661600	812,35

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Versioni PSU Ultra Efficiente					
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	10000	4000	51	30637100	327,05
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	10000	4000	51	30636400	327,05
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	15000	4000	78	30639500	369,25
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	15000	4000	78	30638800	369,25
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	20000	4000	105	30640100	400,90
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	20000	4000	105	30641800	400,90
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	25000	4000	130	30642500	432,55
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	25000	4000	130	30643200	432,55
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	28000	4000	155	30645600	474,75
BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	28000	4000	155	30644900	474,75
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	35000	4000	184	30646300	527,50
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	35000	4000	184	30647000	527,50
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	40000	4000	210	30649400	559,15
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	40000	4000	210	30648700	559,15

CoreLine High-Bay Gen5 - Accessori

1 PEZZO  			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY121Z G5 BR L200	Staffa rigida inclinabile	95606399	67,52
BY570Z Pipe accessory	Accessori per montaggio su tubo filettato versione IA PRO H4	911401501071	13,72

Ledinaire Proiettore Industriale (High-Bay) Gen3

L80 50 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK06  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 273					
BY020P G32LED105S/840 PSU WB GR	10500	4000	70	76135300	128,71
MEDIO - DIAMETRO 319					
BY021P G3 LED205S/840 PSU WB GR	20500	4000	133	76136000	175,13
GRANDE - DIAMETRO 355					
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28000	4000	185	7613770	199,40

PSU= versione statica - GR= grigio - WB= fascio largo

Ledinaire Proiettore Industriale (High-Bay) Gen3 - Accessori

1 PEZZO  			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY020Z G2 G3 ALU	S-version (for BY020P)	14530171	52,75
BY021Z G3 ALU	M-version (for BY021P)	76141499	68,58
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	L-version (for BY022P)	14530164	77,02

Stagne (Waterproof)

CoreLine Interact Ready Stagna WT120C G3

NUOVO risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici L80 50 000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
WT120C G3 80S/840 WIA L1200	8000	4000	50	35993300	281,60
WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	8000	4000	50	35994000	328,10
L1500					
WT120C G3 80S/840 WIA L1500	8000	4000	50	35996400	337,00
WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	8000	4000	50	35995700	411,00

Altre versioni WIA disponibili come configuratore - Tutte le versioni sono EL ready: Emergency lighting ready; disponibile con kit emergenza opzionale

CoreLine Stagna WT120C G3

NUOVO risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici L90/50 000h L80/100 000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK08					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT120C G3 20S/840 PSU L600	2000	4000	13	33305699	68,20
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	2000	4000	13	35982700	157,25
WT120C G3 40S/840 PSU L600	4000	4000	25	33311799	71,00

L1200					
WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200*	2700/3300/3900/4600	3000	16,6/20,5/24,5/28,5	39012700	100,00
WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200*	2700/3300/3900/4600	4000	16,6/20,5/24,5/28,5	33344599	81,00
WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200*	2700/3300/3900/4600	4000	16,6/20,5/24,5/28,5	33348399	104,00
WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200*	2700/3300/3900/4600	6500	16,6/20,5/24,5/28,5	39014100	100,00
WT120C G3 27S/840 PSU L1200 *	2700	4000	17	33306399	83,94
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200*	2700	4000	17	35983400	175,76
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200*	2700	4000	17	35986500	212,70
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200*	2700	4000	17	35977300	162,33
WT120C G3 40S/840 PSU L1200*	4000	4000	25	33308799	102,29
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200*	4000	4000	25	33328599	184,96
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200*	4000	4000	25	35988900	221,98
WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	4000	4000	25	39016500	335,14
WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200*	4000	4000	25	35978000	166,77
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200*	4000	4000	25	33321699	157,25
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200*	4000	4000	25	33322399	180,36
WT120C G3 60S/840 PSU L1200*	6000	4000	37	33312499	108,89
WT120C G3 60S/840 PSD L1200**	6000	4000	37	33336099	122,22
WT120C G3 80S/840 PSU L1200*	8000	4000	50	33313199	126,67
WT120C G3 80S/840 PSD L1200**	8000	4000	50	35991900	144,44

*versioni sono EL ready: Emergency lighting ready; disponibile con kit emergenza opzionale

***DC-central emergency; versioni con emergenza centralizzata

PSU= versione Statica on/off - **TW1**= cablaggio passante integrato - **PSD**= versione regolabile - **TW3**= cavo passante integrato 3 fasi
MDU: sensore integrato - **PSR**= versione Regolabile - **UE**:ultra efficiente

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1500					
WT120C G3 34S/840 PSU L1500*	3400	4000	21,5	33307099	107,52
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500*	3400	4000	21,5	35987200	245,09
WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500*	3400	4000	21,5	35979700	190,08
WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500*	3500/4300/5100/6000	3000	21,5/26,5/32/37,5	39013400	109,00
WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500*	3500/4300/5100/6000	4000	21,5/26,5/32/37,5	33345299	123,00
WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500*	3500/4300/5100/6000	6500	21,5/26,5/32/37,5	39015800	109,00
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500*	4600/5700/6900/8000	4000	28,5/35,5/42,5/50	33347699	109,00
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500*	4600/5700/6900/8000	4000	28,5/35,5/42,5/50	33349099	125,00
WT120C G3 60S/840 PSU L1500*	6000	4000	37,5	33309499	112,80
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500**	6000	4000	37,5	39010300	168,00
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500*	6000	4000	37,5	33329299	212,70
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500*	6000	4000	37,5	35989600	254,33
WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	6000	4000	37,5	39017200	364,27
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500*	6000	4000	37,5	35980300	194,56
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500*	6000	4000	37,5	33324799	212,70
WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500*	6000	4000	37,5	35998800	122,00
WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500*	7000/8600/10000/12000	4000	43/53/64/75	33350699	145,00
WT120C G3 80S/840 PSU L1500*	8000	4000	50	33310099	162,60
WT120C G3 80S/840 PSD L1500**	8000	4000	50	33339199	254,33
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500**	8000	4000	50	39011000	174,00
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500*	8000	4000	50	35985800	231,22
WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500*	8000	4000	50	35981000	249,73
WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500**	8000	4000	50	39001100	168,00
WT120C G3 100S/840 PSU L1500*	10000	4000	62,5	33314899	173,33
WT120C G3 120S/840 PSU L1500*	12000	4000	75	33315599	177,78
WT120C G3 120S/840 PSD L1500**	12000	4000	75	35992600	193,33
WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500*	14000	4000	74	35999500	161,00
EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2	kit emergenza compatibile solo con Coreline Stagna G3			14881136	67,00

*versioni sono EL ready: Emergency lighting ready; disponibile con kit emergenza opzionale

***DC-central emergency; versioni con emergenza centralizzata

PSU= versione Statica on/off - **TW1**= cablaggio passante integrato - **PSD**= versione regolabile - **TW3**= cavo passante integrato 3 fasi
MDU: sensore integrato - **PSR**= versione Regolabile - **UE**:ultra efficiente

CoreLine Stagna WT120C - Accessori

risponde ai requisiti normativa CAM per la progettazione di spazi interni in edifici pubblici 10 PEZZI			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
Cavi per cablaggio passante stagne			
WT120Z TW-3x2.5-L600	PSU, 3-pole version	75515499	52,75
WT120Z TW-3x2.5-L1200	PSU, 3-pole version	75517899	73,85
WT120Z TW-3x2.5-L1500	PSU, 3-pole version	75519299	86,16
WT120Z TW-5x2.5-L600	PSD, 5-pole version	75516199	79,13
WT120Z TW-5x2.5-L1200	PSD, 5-pole version	75518599	109,01
WT120Z TW-5x2.5-L1500	PSD, 5-pole version	75520899	123,09

compatibili con versioni G2 e G3

Ledinaire Stagna WT065C

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	1800	4000	16	96381899	59,53
L1200					
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	2400	4000	22	96382599	74,08
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	4800	4000	44	96383299	74,06
L1500					
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	3500	4000	31	96384999	81,06
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	6800	4000	53	96385699	81,05
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	7400	4000	54	96386399	89,15
WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	8800	4000	60	95819799	114,88
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	9800	4000	60	95818099	114,88

PSU= versione statica on/off - BN= imballo avana serigrafato - PCO= diffusore opale

EcoSet Parcheggio - Ledinaire Stagna WT075C

In esaurimento


Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
Plafoniera stagna Ledinaire IP65					
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4800	4000	35	75036499	140,32
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6800	4000	50	75037199	184,63
Componenti del sistema					
EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW	Sensore EcoSet IP65 per parcheggi, rilevazione di movimento (MW)			75229099	120,00

ESW= sistema wireless EcoSet

Ledinaire Stagna WT060C

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1800	4000	15	36007299	55,35
L1200					
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2500	4000	20	36291599	68,29
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2500	4000	20	36292299	73,19
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3600	4000	30	36009699	73,79
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	3600	6500	30	36015799	78,04
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3600	4000	30	36010299	82,92
L1500					
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3400	4000	28	36293999	82,82
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3400	4000	28	36294699	87,82
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5600	4000	46	36011999	86,09
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	5600	6500	46	36017199	92,71
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5600	4000	46	36012699	97,57
L1800					
WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8000	4000	65	36295399	116,28

PSU= versione statica on/off - TW1= cablaggio passante integrato



WT060: collegamento elettrico rapido, tramite il connettore esterno con morsetti a pressione. Non richiede l'apertura dell'apparecchio.

Ledinaire Stagna Vuota WT050C

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WT050C 1xTLED L600				75324299	23,31
WT050C 2xTLED L600				75325999	26,38
WT050C 1xTLED L1200				36602999	39,04
WT050C 2xTLED L1200				36603699	44,31
WT050C 1xTLED L1500				36604399	40,09
WT050C 2xTLED L1500				36605099	45,47

Ledinaire Stagna WT065 compatibile con Kit di Emergenza

L70 75 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	2400	4000	22	51509399	55,92
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	4800	4000	44	51510999	59,08
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	3500	4000	31	51511699	62,25
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	6800	4000	53	51512399	77,02
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	7400	4000	54	51513099	80,18
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	Kit di emergenza compatibile con Ledinaire Stagna versione ELR		3	79986100	88,62

CoreLine WT Tubolar WT210C

L70 100 000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK09/IK10  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
versioni PC					
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	5000	4000	39	94737599	162,47
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	7000	4000	54	94738299	192,01
versioni PMMA					
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	5000	4000	28	94735199	151,92
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	3900	4000	39	94736899	166,69
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	7000	4000	54	95385799	170,91
accessori					
WT210Z SW2	kit per sospensione in ambienti interni			95610099	12,66
WT210Z SC	kit per sospensione in ambienti esterni e interni			95611799	22,16

Reglette

CoreLine Interact Ready - Regletta Gen3

L80 50 000h 1 PEZZO IP IP20 IK IK04  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
BN126C LED41S/840 WIA L1200	4100	4000	34	10043500	281,69
BN126C LED60S/830 WIA L1200	6000	3000	54	10063300	292,24
BN126C LED64S/840 WIA L1200	6400	4000	54	10022000	292,24
L1500					
BN126C LED52S/840 WIA L1500	5200	4000	44	10044200	309,12
BN126C LED74S/830 WIA L1500	7400	3000	64	910505103375	321,78
BN126C LED80S/840 WIA L1500	8000	4000	64	10026800	321,78
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	6400	3000/4000	54	76836999	216,18
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	8000	3000/4000	64	76835299	240,54

WIA= driver wireless

CoreLine Regletta Gen3

L80 50 000h 1 PEZZO IP IP20 IK IK04  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	1500- 2400	3000-4000	10,8/17	76839099	52,75
L1200					
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	2500 -4100	3000-4000	18/29,5	76840699	79,13
BN126C LED64S/840 PSU L1200	6400	4000	49	94880899	117,09
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	6400	3000-4000	54	76837699	155,09
L1500					
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	3500-5200	3000-4000	25/37	76841399	94,95
BN126C LED52S/840 PSU L1500	5200	4000	40	94884699	134,15
BN126C LED80S/840 PSU L1500	8000	4000	59	94886099	146,37
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	8000	3000-4000	57	76838399	179,35
L1800					
BN126C LED64S_100S/830_40_65 PSU L1800	6400-10000	3000-4000	45,5/71	76842099	163,52

PSU= versione statica on/off - PSD= versione DALI

CoreLine Regletta - Accessori



1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BN126Z SC	Kit di sospensione (cavo acciaio L 1000mm + piastre di fissaggio)	36574999	14,77
EM300V ELC HV 6.4V 2000mAh LFP	EL wiring	74936899	6,00
EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mha LFP	Kit Emergenza compatibile con Ledinaire Stagna, Coreline Batten	79986100	88,62

Ledinaire Regletta BN021C



L65
50000h



1 PEZZO

IP

IP20

IK

IK02





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L300					
BN021C LED5S/840 L300	540	4000	5	52784399	14,09
BN021C LED5S/830 L300	480	3000	5	52785099	14,09
L600					
BN021C LED10S/840 L600	1050	4000	10	52786799	16,93
BN021C LED10S/830 L600	960	3000	10	52787499	16,93
L900					
BN021C LED15S/840 L900	1600	4000	15	52788199	19,75
BN021C LED14S/830 L900	1450	3000	15	52789899	19,75
L1200					
BN021C LED20S/840 L1200	2100	4000	20	52790499	22,58
BN021C LED19S/830 L1200	1900	3000	20	52791199	22,58
L1500					
BN021C LED25S/840 L1500	2600	4000	24	52792899	28,22
BN021C LED24S/830 L1500	2400	3000	24	52793599	28,22

Versione statica on/off

Ledinaire Regletta BN021C - Accessorio



1 PEZZO





Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BN021Z C600	cavo di connessione per creare file di luce	52854399	2,00

Proiettori da esterno (Floodlight)

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - large



L80
75000h



1 PEZZO

IP

IP66

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP130 LED250-4S/740 OFA52	21000	4000	146	38115600	696,30
BVP130 LED250-4S/740 S	21000	4000	146	38117000	696,30
BVP130 LED314-4S/740 OFA52	26000	4000	182	38114900	807,08
BVP130 LED314-4S/740 S	26000	4000	182	38116300	807,08
BVP130 LED355-4S/740 OFA52	30000	4000	209	38118700	838,73
BVP130 LED355-4S/740 S	30000	4000	209	38119400	838,73

S= fascio simmetrico - **OFA52**= fascio asimmetrico - **PSU**= versione statica

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - medium



L80
75000h



1 PEZZO

IP

IP66

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP125 LED95-4S/740 OFA52	8000	4000	57	38121700	325,00
BVP125 LED95-4S/740 S	8000	4000	57	38123100	325,00
BVP125 LED143-4S/740 OFA52	12000	4000	90	38120000	370,00
BVP125 LED143-4S/740 S	12000	4000	90	38122400	370,00
BVP125 LED193-4S/740 OFA52	16000	4000	117	38126200	411,00
BVP125 LED193-4S/740 S	16000	4000	117	38127900	411,00

S= fascio simmetrico - **OFA52**= fascio asimmetrico - **PSU**= versione statica

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - small Gen2



L80
75000h



1 PEZZO

IP

IP66

IK

IK08





Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP111 LED51-4S/740 S	4400	4000	31	38128600	234,00
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	4300	4000	31	38129300	234,00
BVP111 LED73-4S/740 OFA52	6278	4000	43	38132300	239,00

S= fascio simmetrico - **OFA52**= fascio asimmetrico

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) ALL-IN

L70 50 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1200	3000-4000-6500	10	73601699	17,03
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2400	3000-4000-6500	20	73602399	23,99
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 30W SWB	3600	3000-4000-6500	30	73603099	30,78
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	6000	3000-4000-6500	50	73604799	43,42
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 70W SWB	8400	3000-4000-6500	70	73605499	74,38
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	12000	3000-4000-6500	100	73606199	143,92
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 150W SWB	18000	3000-4000-6500	150	73607899	230,25
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 200W SWB	24000	3000-4000-6500	200	73608599	280,65
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7350	3000-4000-6500	65	73611599	74,38
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10500	3000-4000-6500	90	73612299	143,92
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15750	3000-4000-6500	135	73613999	230,25
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	21000	3000-4000-6500	180	73614699	280,65
BVP167 LED12/830_40_65PSU 10W SWB MDU	1200	3000-4000-6500	10	73615399	41,64
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU	2400	3000-4000-6500	20	73616099	47,06
BVP167 LED24/830_40_65PSU 30W SWB MDU	3600	3000-4000-6500	30	73617799	61,58
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU	6000	3000-4000-6500	50	73618499	68,80

PSU= versione statica - SWB= fascio simmetrico - AWB= fascio asimmetrico - MDU= sensore integrato


Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) SOLAR

L70 75 000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK06 					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
VVP085 G2 22_24S/830_40_65 SLR MDU	2200-2400	3000-4000-6500	15	3705761	199,00
VVP085 G2 44_48S/830_40_65 SLR MDU	4600-4800	3000-4000-6500	30	3705778	329,00

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) HIGH WATTAGE

L70 50 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
SIMMETRICO					
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000	4000	250	76647199	353,43
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000	4000	300	76648899	422,00
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000	4000	400	76649599	585,53
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000	4000	500	76650199	701,58
ASIMMETRICO					
BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB	30.000	4000	250	70109199	425,00
BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB	36.000	4000	300	70110799	500,00
BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB	48.000	4000	400	70111499	685,00
BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB	60.000	4000	500	70112199	795,00

Proiettori Solar Ledinaire
Porta la luce dove non c'è!



Ledinaire Solar
Floodlight
VVP085-G2 All-in



- 2 livelli di luminosità (2400lm/4800lm)
- 3 temperature di colore selezionabili
- CRI80



- IP66 e confezione "all-in-one" in scatola di cartone
- Corpo in alluminio e vano batteria apribile
- Sensore PIR



- Indicatore LED del livello di carica della batteria
- Telecomando
- Cavo da 5 m con connettore Plug-in e ricarica tramite USB Type-C

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - All-in

NUOVO L70 100 000h 1 PEZZO IP IP66 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO					
BVP102 50S/830_840_857 A	5000	3000-4000-5700	35	33795599	130,00
BVP102 50S/830_840_857 S	5000	3000-4000-5700	35	33796299	130,00
MEDIO					
BVP103 80_120_160S/830_840_857 A	7280-11480-16100	3000-4000-5700	52-82-115	33797999	270,00
BVP103 80_120_160S/830_840_857 S	7280-11480-16100	3000-4000-5700	52-82-115	33798699	270,00
GRANDE					
BVP104 180_220_260S/830_840_857 A	16800-21000-25900	3000-4000-5700	120-150-185	33799399	450,00
BVP104 180_220_260S/830_840_857 S	16800-21000-25900	3000-4000-5700	120-150-185	33800699	450,00


Armature stradali

CoreLine Malaga - armatura stradale

L70 100 000h 1 PEZZO IP IP65 IK IK08  					
Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO					
BRP101 LED44/740 I DM	3784	4000	28	47184900	210,00
BRP101 LED44/740 II DM	3784	4000	28	47185600	210,00
GRANDE					
BRP102 LED58/740 I DM	5162	4000	37	47188700	284,00
BRP102 LED58/740 II DM	5162	4000	37	47189400	284,00
BRP102 LED74/740 I DM	6512	4000	46,5	47190000	294,00
BRP102 LED74/740 II DM	6512	4000	46,5	47191700	294,00
BRP102 LED110/740 I DM	9680	4000	69	47192400	326,00
BRP102 LED110/740 II DM	9680	4000	69	47193100	326,00

I/II= classe di isolamento - DM= distribuzione del flusso media

CoreLine Malaga - armatura stradale - Accessori

1 PEZZO  			
Prodotto	Descrizione	Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
STAFFA DI MONTAGGIO TESTA PALO		ZRP220AD60	62,25
STAFFA DI MONTAGGIO REGOLABILE TESTA PALO		62707900	72,80



I veri professionisti aiutano i propri clienti con soluzioni ultra efficienti in termini di risparmio energetico



65% di energia in meno¹
Riduce notevolmente gli sprechi, rispettando l'ambiente.



Durata 3,5 volte più lunga
100.000 ore nei tubi LED e 50.000 ore nelle lampade LED.



Risparmia denaro²
Consumano il 50 % in meno rispetto alle lampade LED standard Philips.



Ultra efficiente
Nuove tecnologie per ridurre emissioni, rifiuti e consumi.



¹ Risparmio energetico dei prodotti UltraEfficienti rispetto ai prodotti alternativi Philips: Philips MASTER LEDbulb UE 4W A60 consente di risparmiare il 50% rispetto a Philips CorePro LEDbulb A60 60W; Philips MASTER LEDtube UE EELA 1500mm 17,6W risparmia il 44% rispetto a Philips CorePro LEDtube EM/mains Ultra Output 1500mm 31,5W con funzionamento tensione di rete; Philips MASTER LEDspot UE 50W EELA 1500mm 31,5W con funzionamento tensione di rete; Philips MASTER LEDspot UE 50W EELA consente di risparmiare il 45% rispetto a Philips LEDspot GU10 50W; Philips MASTER SON-T UE 42,8W consente di risparmiare circa il 65% di energia rispetto alle lampade Philips SON-T 100W E40 (incluse le perdite dell'alimentatore da 10W).

² Philips MASTER LEDbulb UE 4W A60 a confronto con Philips CorePro LEDbulb 8W A60 (indicata come lampadina LED standard). Le luci sono accese in media 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno (4.380 ore all'anno). Il costo medio dell'energia è di 0,252 €/kWh secondo l'ultimo rapporto Eurostat, ed è calcolato per i consumatori non domestici in Europa, valido nel periodo H12023, basato su 27 Paesi, tasse e imposte incluse. I dati presentati sono una previsione illustrativa basata su un modello proprietario sviluppato da Signify per aiutare i clienti a comprendere l'impatto dell'illuminazione sull'ambiente. Il modello di conversione dei punti luce convenzionali "Green Switch" di Signify utilizza input provenienti da numerose fonti, riferimenti e dati (disponibili su richiesta) per generare una visione simulata del consumo energetico di un determinato mercato, ma la cui accuratezza non può essere verificata.

Strisce LED

MASTER LED Strip

Disponibile fino ad esaurimento scorte

10 BOX REGOLAZIONE FLUSSO 5MT 60000 120° 24v IP20								
Prodotto	Potenza	Flusso luminoso × 1 mt	CRI	Temp. colore	Dimensioni	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen		Kelvin	mm			€
MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	4,3	475	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR475927	37,00
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	4,3	475	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR475930	37,00
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4,3	500	90	4000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR500940	37,00
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	4,3	500	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR500965	37,00
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	8,3	920	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR920927	40,00
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	8,3	920	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR920930	40,00
MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	8,3	1000	90	4000	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR1000940	40,00
MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	8,3	950	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR950965	40,00
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	12,5	1380	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1380927	46,00
MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	12,5	1380	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1380930	46,00
MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	12,5	1500	90	4000	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR1500940	46,00
MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	12,5	1450	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1450965	46,00
MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	16,6	1830	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1830927	50,00
MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	16,6	1830	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR1830930	50,00
MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	16,6	2000	90	4000	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR2000940	50,00
MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	16,6	2000	90	6500	5000 × 8 × 1.3	E	MSTSTR2000965	50,00
MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	21,3	2400	90	2700	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2400927	55,00
MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	21,3	2400	90	3000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2400930	55,00
MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	21,3	2500	90	4000	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2500940	55,00
MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	21,3	2450	90	6500	5000 × 8 × 1.3	F	MSTSTR2450965	55,00

CorePro LED Strip

Disponibile fino ad esaurimento scorte

10 BOX REGOLAZIONE FLUSSO 5MT 35000 120° 24v IP20								
Prodotto	Potenza	Flusso luminoso × 1 mt	CRI	Temp. colore	Dimensioni	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen		Kelvin	mm			€
CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2,3	270	80	2700	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR270827	23,76
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	2,3	270	80	3000	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR270830	23,76
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	2,3	300	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR300840	23,76
CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	2,3	300	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR300865	23,76
CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	6	750	80	2700	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR750827	24,64
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	6	750	80	3000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR750830	24,64
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	6	800	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR800840	24,64
CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6	780	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR780865	24,64
CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	9,2	1080	80	2700	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1080827	28,16
CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	9,2	1080	80	3000	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1080830	28,16
CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	9,2	1200	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1200840	28,16
CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	9,2	1180	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1180865	28,16
CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	12,3	1450	80	2700	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1450827	36,96
CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	12,3	1450	80	3000	5000 × 8 × 1.3	F	CORESTR1450830	36,96
CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	12,3	1600	80	4000	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1600840	36,96
CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	12,3	1580	80	6500	5000 × 8 × 1.3	E	CORESTR1580865	36,96

Accessori LED Strip


Disponibile fino ad esaurimento scorte

Prodotto	Quantità set	Dettaglio	Codice locale	Listino
				€
LS mounting clips IP20 50pcs EU	50	clips	LSCLIPS	9,26
LS corner connector IP20 50pcs EU	50	cornet connectore	LSCORCON	55,59
LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	50	tape-to-tape connectore	LSTOTAPECON	27,79
LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	50	tape-to-wire connectore	LSTOWIRECON	33,35

Driver LED Strip

Prodotto	Potenza	Dettaglio	Codice locale	Listino
	Watt			€
LED Transformer 60W 24VDC TD 220-240V	60	DALI LED Transformer 24VDC	LEDRIVERDAL60G2	97,28
LED Transformer 100W 24VDC TD 220-240V	100	DALI LED Transformer 24VDC	LEDRIVERDA100G2	122,29
LED Transformer 150W 24VDC TD 220-240V	150	DALI LED Transformer 24VDC	LEDRIVERDALI150	138,97
LED Transformer 20W 24VDC 120-277V	20	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER20	25,00
LED Transformer 40W 24VDC 120-277V	40	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER40	33,35
CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC	30	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE30G2	19,46
CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC	60	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE60G2	26,13
CertaDrive LED Transformer 120W 24VDC	120	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE120G2	38,91
CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC	180	Constant Voltage Driver	CERTADRIVE180G2	58,92
LED Transformer 60W 24VDC	60	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER6OG2	36,13
LED Transformer 120W 24VDC	120	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER120G2	52,81
LED Transformer 150W 24VDC 220-240V	150	Standard LED Transformer 24VDC	LEDRIVER150G2	73,65

Scopri la suddivisione delle nostre lampade Philips LED in base alla gamma: bulbi, candele, sfere, spot e tubi.



I veri professionisti stanno sotto i riflettori

L'ampia gamma di lampade e tubi LED Philips offre una soluzione di illuminazione per ogni stile e funzione: dagli hotel alle sale riunioni, dagli spot alle lampade decorative.



Lampade



Sostituzione facile e veloce
Le lampade LED Philips sono progettate per l'immediata sostituzione del sistema di illuminazione convenzionale attuale.



Alta qualità della luce

- Nessuno sfarfallio
- Colori uniformi con elevato CRI
- Massima compatibilità con la dimmerazione



Ampia gamma
La forma e la tecnologia giusta per ogni tipo di applicazione e di budget

Bulbi, globo, candele e sfere



MASTER LED Bulbo chiaro Classe A

VETRO CHIARO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	40	2,3	485	80	2700	A	ML40827AG2	6,74
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	40	2,3	485	80	3000	A	ML40830AG2	6,74
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	40	2,3	485	80	4000	A	ML40840AG2	6,74
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827AG2	9,13
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60	4	840	80	3000	A	ML60830AG2	9,13
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60	4	840	80	4000	A	ML60840AG2	9,13
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	75	5,2	1095	80	2700	A	ML75827AG2	12,42
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	75	5,2	1095	80	3000	A	ML75830AG2	12,42
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	100	7,3	1535	80	2700	A	ML100827AG2	15,53
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	100	7,3	1535	80	3000	A	ML100830AG2	15,53
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	100	7,3	1535	80	4000	A	ML100840AG2	15,53
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	40	2,3	485	80	2700	A	ML40827FRAG2	6,74
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827FRAG2	9,13
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60	4	840	80	3000	A	ML60830FRAG2	9,13
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60	4	840	80	4000	A	ML60840FRAG2	9,13
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	75	5,2	1095	80	3000	A	ML75830FRAG2	12,42
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	100	7,3	1535	80	2700	A	ML100827FRAG2	15,53
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	100	7,3	1535	80	3000	A	ML100830FRAG2	15,53
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	100	7,3	1535	80	4000	A	ML100840FRAG2	15,53
VETRO CHIARO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827AD2	18,22
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60	4	840	80	2700	A	ML60827FRAD2	18,22

MASTER LED Bulbo

VETRO CHIARO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	40	3,4	470	95	2200/2700	D	ML40927CLG2	5,59
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60	5,9	806	95	2200/2700	D	ML60927CLG2	6,83
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	75	7,2	1055	95	2200/2700	D	ML75927CLG2	9,94
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	100	10,5	1521	95	2200/2700	D	ML100927CLG2	11,18
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	40	3,4	470	95	2200/2700	D	ML40927DTG3	5,89
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60	5,9	806	95	2200/2700	D	ML60927DTG3	7,20
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	75	7,2	1055	95	2200/2700	D	ML75927DTG3	10,47
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	100	10,5	1521	95	2200/2700	D	ML100927DTG4	11,78

MASTERValue Bulbo

VETRO CHIARO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	40	3,4	470	90	2700	D	PHILED40DG3	4,79
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60	5,9	806	90	2700	D	PHILED60DG3	5,82
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	75	7,8	1055	90	2700	D	PHILED75D	8,21
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	100	11,2	1521	90	2700	D	PHILED100DG4	10,27
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	40	3,4	470	90	2700	D	CORE40927DG2	6,56
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60	5,9	806	90	2700	D	CORE60927DG2	6,71
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	75	7,8	1055	90	2700	D	CORE75927DG2	8,03
MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG	100	11,2	1521	90	4000	D	INCALED100940D	11,22
MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	100	11,2	1521	90	2700	D	CORE100927DG2	11,69
VETRO CHIARO E27 10 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	60	5,9	806	90	2700	D	PHILEDST6460DG3	13,82

CorePro LED Bulbo

VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60 827 CL G	40	4,3	470	80	2700	F	PHILED40G2	2,95
CorePro LEDBulbND 7.6-60W E27 WW A60 CL G	60	7	806	80	2700	E	PHILED60G2	3,68
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827 CL G	75	8,5	1055	80	2700	E	PHILED75G3	4,66
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840 CL G	75	8,5	1055	80	4000	E	PHILED75840G2	4,66
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 827 CL G	100	10,5	1521	80	2700	D	PHILED100G2	5,41
CorePro LEDBulbND 10.5-100W E27 A60 840 CL G	100	10,5	1521	80	4000	D	PHILED100840G2	5,41
VETRO CHIARO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13,0	2000	80	2700	D	PHILED120G2	11,01
CorePro LEDBulbND 17-150W E27 A67 827 CL G	150	17,0	2452	80	2700	D	PHILED150G2	11,20

CorePro LED Bulbo

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	40	4,5	470	80	2700	F	INCALED40G2	3,74
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60	7	806	80	2700	E	INCALED60G2	4,47
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60	7	806	80	4000	E	INCALED60840G2	4,47
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	75	8,5	1055	80	2700	E	INCALED75G2	5,74
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	75	8,5	1055	80	4000	E	INCALED75840G2	5,74
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	100	10,5	1521	80	2700	D	INCALED100G3	8,95
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	100	10,5	1521	80	4000	D	INCALED100840G3	8,95
LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND1CT/10	100	10,5	1521	80	6500	D	INCALED100865	8,95
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	120	13	2000	80	2700	D	INCALED120G2	12,37
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	120	13	2000	80	4000	D	INCALED120840G2	12,37
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	120	13	2000	80	6500	D	INCALED120865G2	12,37
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17,5	2452	80	2700	D	INCALED150G2	13,82
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	150	17,5	2452	80	4000	D	INCALED150840G2	13,82
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	150	17,5	2452	80	6500	D	INCALED150865G2	13,82
VETRO SMERIGLIATO E27 6 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	80	2700	D	INCALED200G2	16,00
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	200	23	3452	80	4000	D	INCALED200840G2	16,00
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	200	23	3452	80	6500	D	INCALED200865G2	16,00

CorePro Bulbo

PLASTICA E27 10 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	40	4,9	470	80	3000	F	CORE40830G2	3,82
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	40	4,9	470	80	4000	F	CORE40840G2	3,82
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60	8	806	80	3000	F	CORE60830G2	3,90
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60	8	806	80	4000	F	CORE60840G2	3,90
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60	8	806	80	6500	F	CORE60865G2	3,90
PLASTICA E27 10 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	75	10	1055	80	3000	F	CORE75830G2	4,67
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75	10	1055	80	4000	F	CORE75840G2	4,67
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75	10	1055	80	6500	F	CORE75865G2	4,67
PLASTICA E27 10 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	13	1521	80	3000	E	CORE100830G2	6,79
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	100	13	1521	80	4000	E	CORE100840G2	6,79
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	100	13	1521	80	6500	E	CORE100865G2	6,79
NUOVO PLASTICA E27 10 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
ALL IN multi CCT MULTI LUMEN								
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	100 / 75 60 / 40	14 / 11 8 / 5	1521/1055 806/470	80	2700/3000/ 4000/5000/ 6500	F	COREMULTILUMCCT	10,55

MasterValue Globo

VETRO CHIARO E27 6 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120 CL G	60	5,9	806	90	2700	D	PHILEDGL60DG3	11,70

CorePro Globo

VETRO CHIARO E27 6 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	60	7	806	80	2700	E	PHILEDGL60G2	9,28
VETRO SMERIGLIATO E27 4 BOX 15 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	60	7	806	80	2700	E	INCAGL60	7,22
LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	60	7	806	80	4000	E	INCAGL60840	7,22
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	75	8,5	1055	80	2700	E	INCAGL75	9,18
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	100	10,5	1521	80	2700	D	INCAGL100	11,14
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	120	13	2000	80	2700	D	INCAGL120	12,46
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	120	13	2000	80	4000	D	INCAGL120840	12,46
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	120	13	2000	80	6500	D	INCAGL120865	12,46



MASTER LED candela & sfera Classe A

VETRO CHIARO E14 10 BOX 50 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	40	2,3	485	80	2700	A	MLCAN40827AG22	7,76
VETRO CHIARO E27 10 BOX 50 000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 								
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	40	2,3	485	80	2700	A	MLLUS40827AG2	7,76
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	40	2,3	485	80	2700	A	MLLUS4082714AG3	7,76

MASTER LED candela & sfera

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

25000

DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	Tradizionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	25	2,5	340	90	2200/2700	D	MLCAN25927E14	5,32
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	40	3,4	470	90	2200/2700	D	MLCAN40927E14	5,94
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	60	5,9	806	90	2200/2700	D	MLCAN60927E14	7,45
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	40	3,4	470	90	2200/2700	D	MLVEN40927E14	5,94

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

25000

DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	25	2,5	340	90	2200/2700	D	MLLUS25927E14	5,32
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	40	3,4	470	90	2200/2700	D	MLLUS40927E14	5,94
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	60	5,9	806	90	2200/2700	D	MLLUS60927E14	7,45

VETRO CHIARO

E27

10 BOX

25000

DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	25	2,5	340	90	2200/2700	D	MLLUS25927	5,32
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	40	3,4	470	90	2200/2700	D	MLLUS40927	5,94

MasterValue LED candela & sfera

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	Tradizionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3,4	470	90	2700	D	PHILEDCAN40E14D	6,10

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	40	3,4	470	90	2700	D	PHILEDLUS40E14D	6,10
--	----	-----	-----	----	------	---	-----------------	------

VETRO CHIARO

E27

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	40	3,4	470	90	2700	D	PHILEDLUS40DG3	6,10
--	----	-----	-----	----	------	---	----------------	------

CorePro LED candela & sfera

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	Tradizionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDCAN25G2	2,91
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	4,3	470	80	2700	F	PHILEDCAN40G2	2,91
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	40	4,3	470	80	4000	F	PHILEDCAN4084G2	2,91
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	6,5	806	80	2700	E	PHILEDCAN60G2	5,11
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	60	6,5	806	80	4000	E	PHILEDCAN6084G2	5,11

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827 CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDTOR2514G2	2,91
--	----	---	-----	----	------	---	-----------------	------

VETRO CHIARO

E14

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



CorePro LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDLUS2514G2	2,91
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL G	40	4,3	470	80	2700	F	PHILEDLUS4014G2	2,91
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL G	60	6,5	806	80	2700	E	PHILEDLUS6014G2	5,11
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 CL G	60	6,5	806	80	4000	E	PHILEDLUS6084G2	5,11

VETRO CHIARO

E27

10 BOX

15000DURATA DI VITA

REGOLAZIONE FLUSSO



CorePro LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL G	25	2	250	80	2700	E	PHILEDLUS25G2	2,91
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL G	40	4,3	470	80	2700	F	PHILEDLUS40G2	2,91
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL G	60	6,5	806	80	2700	E	PHILEDLUS60G2	5,11

CorePro LED candela & sfera

VETRO SMERIGLIATO E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCACAN25G2	3,06
CorePro LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR G	40	4,3	470	80	2700	F	INCACAN40G2	3,49
CorePro LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR G	60	6,5	806	80	2700	E	INCACAN60G2	5,43
CorePro LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR G	60	6,5	806	80	4000	E	INCACAN60840G2	5,43
VETRO SMERIGLIATO E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCALUS25E14G2	3,06
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR G	40	4,3	470	80	2700	F	INCALUS40E14G2	3,49
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR G	60	6,5	806	80	2700	E	INCALUS60E14G2	5,43
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR G	60	6,5	806	80	4000	E	INCALUS608414G2	5,43
VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR G	25	2,2	250	80	2700	E	INCALUS25G2	3,06
CorePro LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR G	40	4,3	470	80	2700	F	INCALUS40G2	3,49
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR G	60	6,5	806	80	2700	E	INCALUS60G2	5,43
CorePro LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 840 FR G	60	6,5	806	80	4000	E	INCALUS60840G2	5,43

CorePro LED candela & sfera

PLASTICA E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2,8	250	80	2700	D	CORECAN25G2	3,13
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40	5	470	80	2700	D	CORECAN40G2	4,21
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	40	5	470	80	4000	F	CORECAN40840G2	4,21
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	40	5	470	80	6500	D	CORECAN40865G2	4,21
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	7	806	80	2700	F	CORECAN60G2	5,57
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	7	806	80	4000	E	CORECAN60840G2	5,57
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60	7	806	80	6500	E	CORECAN60865G2	5,57
PLASTICA E14 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25	2,8	250	80	2700	F	CORELUS25E14G2	3,13
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40	5	470	80	2700	F	CORELUS40E14G2	4,21
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	40	5	470	80	4000	F	CORELUS40840G2	4,21
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	40	5	470	80	6500	F	CORELUS40865G2	4,21
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	7	806	80	2700	E	CORELUS60E14G2	5,57
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60	7	806	80	4000	E	CORELUS608414G2	5,57
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60	7	806	80	6500	E	CORELUS60865G2	5,57
PLASTICA E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	25	2,8	250	80	2700	F	CORELUS25G2	3,13
CorePro lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	40	5	470	80	2700	F	CORELUS40G2	4,21
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	7	806	80	2700	E	CORELUS60G2	5,57
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60	7	806	80	4000	E	CORELUS60840G2	5,57

CorePro LED Stick

PLASTICA E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO								
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin			€
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	80	3000	F	CORESTICK68830	6,74
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	80	4000	E	CORESTICK75840	6,74

LED Speciali T25

PLASTICA E14 6 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO									
Prodotto	Tradi-zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin				€
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	15	1,7	150	80	2700	F	LEDT25SM15P	9,30	

LED Speciali T25

PLASTICA E14 4 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO									
Prodotto	Tradi-zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin				€
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25	3,2	250	80	2700	G	LEDT25SM25P	10,33	

LED Speciali T25

VETRO CHIARO E14 4 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO									
Prodotto	Tradi-zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin				€
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25	2,1	250	80	2700	E	PHIT25CL25	3,74	
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	40	4,5	470	80	2700	F	PHIT25CL40	3,98	

LED Dusk to Dawn

VETRO SMERIGLIATO E27 10 BOX 15000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO									
Prodotto	Tradi-zionale	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen		Kelvin				€
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	60	7.5	806	80	2700	F	LEDSSENS60WWP	22,45	
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	60	6.5	806	80	4000	E	LEDSSENS60CWP	22,45	

Spot

MASTER LEDspot Ultra Efficiente GU10

GU10 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
Prodotto	Tradi-zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin				€
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50	2,1	375	680	36	80	2700	A	MLGU1050827A	19,67	
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50	2,1	375	680	36	80	3000	A	MLGU1050830A	19,67	
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50	2,1	375	680	36	80	4000	A	MLGU1050840A	19,67	

GU10 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50	2,1	375	650	36	80	2700	A	MLGU1050827AD	23,29	
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50	2,1	375	650	36	80	3000	A	MLGU1050830AD	23,29	
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50	2,1	375	650	36	80	4000	A	MLGU1050840AD	23,29	

MASTER LEDspot ExpertColor MV

GU10 10 BOX 40000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
Prodotto	Tradi-zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin				€
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	800	25	97	2700	G	MLGU103592725X	20,70	
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	3,9	265	650	36	97	2700	G	MLGU103592736X	20,70	
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	3,9	280	850	25	97	3000	G	MLGU103593025X	20,70	
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	3,9	280	680	36	97	3000	G	MLGU103593036X	20,70	
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	35	3,9	300	680	36	97	4000	F	MLGU103594036X	20,70	
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	1050	25	97	2700	G	MLGU105092725X	23,29	
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	5,5	355	850	36	97	2700	G	MLGU105092736X	23,29	
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	5,5	375	1130	25	97	3000	G	MLGU105093025X	23,29	
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	5,5	375	880	36	97	3000	G	MLGU105093036X	23,29	
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	5,5	400	1200	25	97	4000	F	MLGU105094025X	23,29	
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50	5,5	400	940	36	97	4000	F	MLGU105094036X	23,29	

MASTER LEDspot MV

 GU10  10 BOX 25000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energe- tica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	35	2,8	270	600	36	90	2700	E	MLVGU1035927363	7,40
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	35	2,8	270	300	60	90	2700	E	MLVGU1035927603	7,40
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	35	2,8	270	600	36	90	3000	E	MLVGU1035930362	7,40
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	35	2,8	285	600	36	90	4000	E	MLVGU1035940362	7,40
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	35	2,8	280	550	36	90	2200-2700	E	MCLAGU1035927G3	8,10
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50	3,7	355	750	36	90	2700	E	MLVGU1050927363	9,08
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50	3,7	355	400	60	90	2700	E	MLVGU1050927602	9,08
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50	3,7	365	750	36	90	3000	E	MLVGU1050930362	9,08
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50	3,7	365	400	60	90	3000	E	MLVGU1050930602	9,08
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50	3,7	380	800	36	90	4000	E	MLVGU1050940362	9,08
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50	3,7	370	420	60	90	4000	E	MLVGU1050940602	9,08
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50	3,7	355	700	36	90	2200-2700	E	MCLAGU10509272	9,72
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	80	5,5	575	1000	36	90	3000	E	MLVGU1080930362	12,10
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	80	5,5	575	1000	36	90	4000	E	MLVGU1080940362	12,10
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	80	5,5	575	1000	36	90	6500	E	MLVGU1080965362	12,10
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	/	5,5	650	220	120	90	3000	E	MLVGU109301202	12,78
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	/	5,5	680	220	120	90	4000	E	MLVGU109401202	12,78
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	/	5,5	680	220	120	90	6500	E	MLVGU109651202	12,78

CorePro LEDspot MV

 GU10  10 BOX 15000 DURATA DI VITA 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
FLUSSO NON REGOLABILE										
CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	470	36	80	2700	F	CLAGU102582736	3,05
CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25	2,7	225	490	36	80	3000	F	CLAGU102583036	3,05
CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25	2,7	230	500	36	80	4000	F	CLAGU102584036	3,05
CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35	3,5	255	545	36	80	2700	F	CLAGU103582736	3,39
CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35	3,5	265	565	36	80	3000	F	CLAGU103583036	3,39
CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35	3,5	275	590	36	80	4000	F	CLAGU103584036	3,39
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	4,6	355	700	36	80	2700	F	CLAGU105082736	3,76
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50	4,6	370	740	36	80	3000	F	CLAGU105083036	3,76
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50	4,6	390	770	36	80	4000	F	CLAGU105084036	3,76
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50	4,6	390	770	36	80	6500	F	CLAGU105086536	3,76
FLUSSO NON REGOLABILE										
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65	4,9	460	800	36	80	3000	E	CLAGU1065830G2	4,01
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	65	4,9	485	800	36	80	4000	E	CLAGU1065840G2	4,01
FLUSSO NON REGOLABILE										
CorePro LEDspot 550lm GU10 830 120D	/	4,9	550,0	/	120	80	3000	E	CLAGU1070830G2	4,25
CorePro LEDspot 550lm GU10 840 120D	/	4,9	550,0	/	120	80	4000	E	CLAGU1070840G2	4,25
CorePro LEDspot 550lm GU10 865 120D	/	4,9	550,0	/	120	80	6500	E	CLAGU1070865G2	4,25

 GU10  10 BOX 15000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90	6,7	670	750	60	80	3000	E	LEDGU109083060	12,69
CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100	6,7	730	750	60	80	4000	E	LEDGU109084060	12,69
 GU10  10 BOX 15000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50	4	345	700	36	80	2700	F	CLAGU105082736D	7,31
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50	4	345	700	36	80	3000	F	CLAGU1050830G2D	7,31
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50	4	350	700	36	80	4000	F	CLAGU1050840G2D	7,31

MASTER LEDspot ExpertColor LV

 GU 5.3  10 BOX 40000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	35	6.7	410	4600	10	97	2700	G	MLGU533592710X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	35	6.7	430	4800	10	97	3000	G	MLGU533593010X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	35	6.7	440	4800	10	97	4000	G	MLGU533594010X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	35	6.7	420	2100	24	97	2700	G	MLGU533592724X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	35	6.7	440	2200	24	97	3000	G	MLGU533593024X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	35	6.7	460	2200	24	97	4000	G	MLGU533594024X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	35	6.7	420	1300	36	97	2700	G	MLGU533592736X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	35	6.7	440	1400	36	97	3000	G	MLGU533593036X2	29,16
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	35	6.7	460	1400	36	97	4000	G	MLGU533594036X2	29,16
 GU 5.3  10 BOX 40000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7.5	485	2400	24	92	2700	G	MLGU534392724X2	36,13
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	7.5	500	2600	24	92	3000	G	MLGU534393024X2	36,13
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	7.5	520	2800	24	92	4000	G	MLGU534394024X2	36,13
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7.5	485	1400	36	92	2700	G	MLGU534392736X2	36,13
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	43	7.5	500	1550	36	92	3000	G	MLGU534393036X2	36,13
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	43	7.5	520	1650	36	92	4000	G	MLGU534394036X2	36,13

MASTER LEDspot LV

 GU 5.3  10 BOX 40000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50	7,5	621	3900	24	90	2700	F	MLGU535092724D	31,05
 GU 4  10 BOX 40000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200	1000	24	80	2700	G	MLGU420827	19,93

MASTER LEDspot VALUE LV

 GU 5.3  10 BOX 25000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energe- tica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	35	5,8	450	1300	36	90	2700	G	MLVGU533592736	18,63
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	35	5,8	450	600	60	90	2700	G	MLVGU533592760	18,63
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	35	5,8	460	1300	36	90	3000	F	MLVGU533593036	18,63
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	35	5,8	460	600	60	90	3000	F	MLVGU533593060	18,63
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	35	5,8	490	1200	36	90	4000	F	MLVGU533594036	18,63
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	35	5,8	490	600	60	90	4000	F	MLVGU533594060	18,63
MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	35	5,8	345	800	36	80	2200-2700	G	MLGU533582736G2	24,91
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50	7,5	621	1600	36	90	2700	F	MLVGU535092736	21,81
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	50	7,5	621	750	60	90	2700	F	MLVGU535092760	21,81
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	50	7,5	630	1600	36	90	3000	F	MLVGU535093036	21,81
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50	7,5	630	800	60	90	3000	F	MLVGU535093060	21,81
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	50	7,5	660	1500	36	90	4000	F	MLVGU535094036	21,81
MASTER LED spot VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50	7,5	660	770	60	90	4000	F	MLVGU535094060	21,81

CorePro LEDspot LV

 GU 4  12 BOX 25000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	400	36	80	2700	F	CLAGU42036	15,99

 GU 5.3  10 BOX 15000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDspot ND 2.9-20W MR16 827 36D	20	2,9	230	560	36	80	2700	F	CLAGU5320827G2	7,44
CorePro LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D	35	4,4	345	650	36	80	2700	F	CLAGU5335827G2	10,10
CorePro LEDspot ND 4.4-35W MR16 840 36D	35	4,4	390	750	36	80	4000	F	CLAGU5335840G2	10,10
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	1400	36	80	2700	F	CLAGU535082736	13,49
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 830 36D	50	7	621	1400	36	80	3000	F	CLAGU535083036	13,49
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D	50	7	660	1500	36	80	4000	F	CLAGU535084036	13,49

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

 G53  6 BOX 40000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	50	10,8	600	8000	9	95	2700	G	MLR111509278X2	39,09
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	50	10,8	620	8000	9	95	3000	G	MLR111509308X2	39,09
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10,8	600	3000	24	95	2700	G	MLR1115092724X2	39,09
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	50	10,8	620	3200	24	95	3000	G	MLR1115093024X2	39,09
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	50	10,8	600	1200	40	95	2700	G	MLR1115092740X2	39,09
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	50	10,8	620	1200	40	95	3000	G	MLR1115093040X2	39,09
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14,8	875	3000	24	95	2700	G	MLR1117592724X2	42,10
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	75	14,8	875	3000	24	95	3000	G	MLR1117593024X2	42,10
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	75	14,8	950	3300	24	95	4000	G	MLR1117594024X2	42,10
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	75	14,8	875	1200	45	95	2700	G	MLR1117592745X2	42,10
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	75	14,8	875	1300	45	95	3000	G	MLR1117593045X2	42,10
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	75	14,8	950	1400	45	95	4000	G	MLR1117594045X2	42,10
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	4000	24	95	2700	G	MLR11110092724X	58,86
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	100	20	1270	4200	24	95	3000	G	MLR11110093024X	58,86
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	100	20	1270	2100	45	95	2700	G	MLR11110092745X	58,86
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	100	20	1270	2200	45	95	3000	G	MLR11110093045X	58,86
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	100	20	1270	2300	45	95	4000	G	MLR11110094045X	58,86

MASTER LEDspot PAR

PAR20 E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€	
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50	6	500	1500	25	90	2700	F	LPAR205092725	22,77	
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	50	6	500	1000	40	90	2700	F	LPAR205092740	22,77	
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	50	6	515	1600	25	90	3000	F	LPAR205093025	22,77	
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	50	6	515	1000	40	90	3000	F	LPAR205093040	22,77	
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	50	6	540	1700	25	90	4000	F	LPAR205094025	22,77	
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	50	6	540	1100	40	90	4000	F	LPAR205094040	22,77	
PAR30S E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	75	9,5	740	3000	25	90	2700	F	LPAR3075927	25,88	
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	75	9,5	760	3000	25	90	3000	F	LPAR3075930	25,88	
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	75	9,5	820	3000	25	90	4000	F	LPAR3075940	25,88	
PAR38 E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	100	13	1000	4800	25	90	2700	F	LPAR38100927	43,47	

CorePro LEDspot PAR38

E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€	
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	60	9	750	3600	25	90	2700	F	LPAR3860927	43,15	

Riflettori CorePro LEDspot

R50 E14 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	40	2,8	210	400	36	80	2700	F	CLAR504082736	13,35	
R50 E14 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	550	36	80	2700	F	CLAR506082736D	13,96	
R63 E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	400	36	80	2700	G	CLAR634082736	13,96	
R63 E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	60	4,5	345	620	36	80	2700	F	CLAR636082736D	18,21	
R80 E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 											
CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	60	4	345	620	36	80	2700	F	CLAR806082736	13,64	
CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	8	670	1100	36	80	2700	F	CLAR8010082736	15,17	



CorePro LEDcapsule LV

 G4  12 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 micro 827	10	1	100	/	270	80	2700	F	COREG410827G3	8,02
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 micro 827	20	1,7	200	/	300	80	2700	F	COREG420827G3	11,59
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	28	2,4	300	/	300	80	2700	E	COREG428827G3	15,17
 G4  12 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20	2,1	210	/	300	80	2700	F	COREG420827DG3	15,50

CorePro LEDcapsule MV

 G9  12 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	1,9	220	/	320	80	2700	E	PHIG925827G3	9,40
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	25	1,9	220	/	320	80	3000	E	PHIG925830G3	9,40
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40	3,7	470	/	320	80	2700	E	PHIG940827G3	11,55
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	40	3,7	470	/	320	80	3000	E	PHIG940830G3	11,55
 G9  12 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsuleMV 3-25W G9 827 D	25	2,7	300	/	320	80	2700	E	COREG925827DG3	15,50
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	4	480	/	320	80	2700	E	COREG940827DG3	15,50
 G9  12 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4,8	570	/	280	80	2700	E	COREG960827	22,83
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	60	4,8	570	/	280	80	3000	E	COREG960830	22,83

CorePro LEDlinear MV

 R7s  10 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Intensità luminosa	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Candele	Gradi		Kelvin			€
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7,2	810	/	/	80	3000	E	PHIR7S60830G2	17,56
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	60	7,2	850	/	/	80	4000	E	PHIR7S60840G2	17,56
 R7s  10 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	60	7	950	/	300	80	3000	D	CORER7S60830CG2	21,32
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	60	7	1000	/	300	80	4000	D	CORER7S60840CG2	21,32
 R7s  10 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	100	11,5	1521	/	300	80	3000	E	CORER7S100830C	26,91
 R7s  10 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	/	/	80	3000	E	CORER7S100830D	26,55
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	100	14	1800	/	/	80	4000	E	CORER7S100840D	26,55
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	/	/	80	3000	D	CORER7S120830D	31,17
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	120	14	2000	/	/	80	4000	D	CORER7S120840D	31,17
 R7s  10 BOX 15 000 DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 										
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	/	/	80	3000	D	CORER7S150830D	40,40
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	150	17,5	2460	/	/	80	4000	D	CORER7S150840D	40,40



Sostituisci le tradizionali lampade HID, passa alle innovative lampade LED

Le lampade LED TrueForce offrono una semplice soluzione LED per sostituire le lampade HPL, HID, SOX e SON-T.

Scegli i vantaggi del LED: efficienza energetica, lunga durata e basso investimento iniziale. Con le giuste dimensioni della lampada e la distribuzione della luce puoi facilmente adattare le nostre lampade TrueForce LED ai sistemi preesistenti dei tuoi clienti. In questo modo potrai migliorare la qualità della luce senza dover cambiare i tuoi apparecchi di illuminazione. La nostra tecnologia LED di alto livello garantisce una manutenzione ridotta e una garanzia di cinque anni.

L'illuminazione ideale dovrebbe adattarsi a qualsiasi ambiente, ecco perché la gamma Philips TrueForce LED è perfetta a qualsiasi tipo di applicazione, dal settore industriale alla vendita al dettaglio, dalle aree urbane alle strade, dalle vie ai paesaggi.

Anche i budget possono essere vari tanto quanto le applicazioni, ecco perché la famiglia TrueForce offre la soluzione TrueForce LED e persino l'ancora più conveniente soluzione TrueForce Core LED. Entrambe offrono prestazioni eccezionali che durano più a lungo.



TrueForce Core LED HPL MAINS

Le lampade TrueForce Core LED HPL offrono una semplice soluzione per la sostituzione di lampade HID per l'illuminazione di strade, vie e altre aree pubbliche, di edifici industriali e magazzini.

Compatibilità: Tensione di rete
Condensatore: Deve essere rimosso
Accensione: Deve essere disconnesso
Reattore EM: Deve essere bypassato/rimosso



TrueForce LED HPL

Le lampade TrueForce LED sono facilmente adattabili ai sistemi di illuminazione già esistenti. Ad esempio: aree del centro urbano, come parchi, piazze, strade e parcheggi.

Compatibilità: Tensione di rete e Elettromagnetico (EM)
Condensatore: Deve essere rimosso
Accensione: Deve essere disconnesso
Reattore EM: Deve essere rimosso se la lampada viene installata a tensione di rete



TrueForce Core LED SON-T

Sostituisci le convenzionali SON-T con lampade LED a elevata efficienza e risparmio. Sono un'ottima soluzione a rapido ammortamento grazie al basso investimento iniziale.

Compatibilità: Mains
Condensatore: Deve essere rimosso
Accensione: Deve essere disconnesso
Reattore EM: Deve essere bypassato/rimosso



TrueForce LED SON-T EM/MAINS

La soluzione LED semplice e dal rapido ammortamento per la sostituzione di lampade HID in contesti urbani e stradali.

Compatibilità: Elettromagnetico (EM) o Elettronico (EF)
Condensatore: Consigliata la rimozione
Accensione: Deve essere disconnesso
Reattore EM: Deve essere rimosso*

* se la lampada viene installata a tensione di rete



TrueForce LED HighBay

Tutti i benefici della sostituzione degli apparecchi HID con quelli LED in contesti industriali e di vendita al dettaglio come magazzini, fabbriche, negozi e aree di trasporto.

Compatibilità: Universale
Condensatore: Deve essere rimosso
Accensione: Deve essere disconnesso
Reattore EM: Deve essere bypassato/rimosso



TrueForce Core LED HighBay HPL

Sostituiscono facilmente le lampade HID per l'illuminazione di magazzini, fabbriche, negozi e aree di trasporto, garantendo un risparmio immediato e un basso investimento iniziale.

Compatibilità: Mains
Condensatore: Consigliata la rimozione
Accensione: Deve essere disconnesso
Reattore EM: Deve essere rimosso*

* se la lampada viene installata a tensione di rete

TrueForce



TrueForce LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) - Universal Plug & Play
Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico

E40 3 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	60	80	250X290	4000	F	LEDHPI25084060U	190,25
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250	95	13000	120	80	250X290	4000	E	LEDHPI25084120U	190,25
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	60	80	250X290	4000	F	LEDHPI40084060U	266,36
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	400	140	20000	120	80	250X290	4000	D	LEDHPI40084120U	266,36

NB/WB= fascio 60/120° - Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce Core LED Industria e Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) Tensione di rete 220-240

E27 6 BOX 15000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70	50	20	2050	180	80	70X122	3000	F	COREHPI24830G3	24,93
Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100	55	30	3200	180	80	100X171	3000	F	COREHPI35830G3	28,76
Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120	70	40	4300	180	80	119X195	3000	F	COREHPI42830G3	36,43

Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80

TrueForce LED HPL Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico

E27 6 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	50	21	2850	360	80	75X178	3000	D	LEDHPL80830	76,10
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	50	21	3000	360	80	75X178	4000	D	LEDHPL80840	76,10
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	80	28	3800	360	80	75X178	3000	D	LEDHPL125830	85,62
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	80	28	4000	360	80	75X178	4000	D	LEDHPL125840	85,62
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	360	80	84X178	3000	D	LEDHPL5700830	114,15
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	125	42	6000	360	80	84X178	4000	D	LEDHPL6000840	114,15

E40 6 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	125	42	5700	360	80	84X191	3000	D	LEDHPL570083040	114,15
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	125	42	6000	360	80	84X191	4000	D	LEDHPL600084040	114,15

TrueForce CorePro LED HPL Tensione di rete 220-240

E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR	50	13	1800	300	80	76x153	2700	D	COREHPL50827G2	28,76
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR	50	13	2000	300	80	76x153	3000	D	COREHPL50830G2	28,76
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR	50	13	2000	300	80	76x153	4000	D	COREHPL50840G2	28,76
CorePro LED HPL/SON M 2.6Klm18W827E27 FR	80	18,3	2600	300	80	76x153	2700	D	COREHPL80827G2	34,52
CorePro LED HPL/SON M 3Klm18W830E27 FR	80	18,3	3000	300	80	76x153	3000	C	COREHPL80830G2	34,52
CorePro LED HPL/SON M 3Klm18W840E27 FR	80	18,3	3000	300	80	76x153	4000	C	COREHPL80840G2	34,52

E27 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
CorePro LED HPL/SON M3.6Klm24.5W827E27FR	125	23	3600	300	80	91x205	2700	D	COREHPL125827G3	47,94
CorePro LED HPL/SON M 4Klm24.5W830E27 FR	125	23	4000	300	80	91x205	3000	C	COREHPL125830G3	47,94
CorePro LED HPL/SON M 4Klm24.5W840E27 FR	125	23	4000	300	80	91x205	4000	C	COREHPL125840G3	47,94
CorePro LED HPL/SON M 5.3Klm36W827E27 FR	125	28,5	5300	300	80	91x205	2700	B	CHPL125827E27G2	57,53
CorePro LED HPL/SON M 5.5Klm36W830E27 FR	125	29,5	5500	300	80	91x205	3000	B	CHPL125830E27G2	57,53
CorePro LED HPL/SON M 6Klm36W840E27 FR	125	31	6000	300	80	91x205	4000	B	CHPL125840E27G2	57,53

E40 6 BOX 25000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
CorePro LED HPL/SON M 5.3Klm36W827E40 FR	125	28,5	5300	300	80	91x205	2700	B	CHPL125827E40G2	57,53
CorePro LED HPL/SON M 5.5Klm36W830E40 FR	125	29,5	5500	300	80	91x205	3000	B	CHPL125830E40G2	57,53
CorePro LED HPL/SON M 6Klm36W840E40 FR	125	31	6000	300	80	91x205	4000	B	CHPL125840E40G2	57,53

TrueForce LED SOX Tensione di rete 220-240

B22 6 BOX 50000 DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin			€
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	26	18	2500	230	80	52X312	4000	D	SOXLED26	79,70
MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	36	28	4000	230	80	52X425	4000	D	SOXLED36	113,85
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	55	36	5000	230	80	52X425	4000	D	SOXLED55	119,03

TrueForce LED Public (Road - SON) Tensione di rete 220-240 e reattore elettromagnetico

 E27 48-58 TENSIONE  6 BOX 70⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin				€
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	50	23	3600	/	70	61X200	2700	D	LSONT50727EMM	85,62	
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	50	23	4000	/	70	61X200	4000	C	LSONT50740EMM	85,62	
 E27 68-78 TENSIONE  6 BOX 70⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	70	34	5400	/	70	61X200	2700	D	LSONT70727EMM	95,13	
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	70	34	6000	/	70	61X200	4000	C	LSONT70740EMM	95,13	
 E40 85-95 TENSIONE  6 BOX 70⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	100	50	8100	/	70	71X262	2700	C	LSONT100727EMM	133,18	
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	100	50	9000	/	70	71X262	4000	C	LSONT100740EMM	133,18	
 E40 80-90 TENSIONE  6 BOX 70⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	150	65	10800	/	70	71X262	2700	C	LSONT150727EMM	190,25	
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	150	65	12000	/	70	71X262	4000	C	LSONT150740EMM	190,25	

TrueForce MASTER LED SON-T UE Tensione di rete 220-240

 E27 6 BOX 50⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin				€
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	50	19	3600	300	70	47X174	2700	B	LEDSONT50727UE2	144,90	
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	50	19	4000	300	70	47X174	4000	A	LEDSONT50740UE2	144,90	
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	70	28,5	5400	300	70	47X194	2700	B	LEDSONT70727UE2	170,78	
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	70	28,5	6000	300	70	47X194	4000	A	LEDSONT70740UE2	170,78	
 E40 6 BOX 50⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	100	42,8	9000	300	70	53.5X236	4000	A	LEDSONT100740UE	207,00	
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	100	42,8	8000	300	70	53.5X236	2700	B	LEDSONT100727UE	207,00	

TrueForce Core LED SON-T Tensione di rete 220-240

 E27 6 BOX 25⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
Prodotto	Tradi- zionale	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Dimensioni	Temp. colore	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Watt	Lumen	Gradi		h x l	Kelvin				€
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	50	17	2700	330	70	38.5x168	2700	D	CORESONT50727	38,35	
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50	17	2800	330	70	38.5X168	3000	C	CORESONT50730	38,35	
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	50	17	3000	330	70	38.5X168	4000	C	CORESONT50740	38,35	
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	70	26	4000	300	70	38.5x188	2700	D	CORESONT70727G2	47,94	
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	70	26	4200	300	70	38.5x188	3000	C	CORESONT70730G2	47,94	
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	70	26	4500	300	70	38.5x188	4000	C	CORESONT70740G2	47,94	
 E40 6 BOX 25⁰⁰⁰ DURATA DI VITA  REGOLAZIONE FLUSSO 											
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	100	40	6500	330	70	47X229	2700	C	CORESONT100727	67,11	
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	100	40	7200	330	70	47X229	3000	C	CORESONT100730	67,11	
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	100	40	7500	330	70	47X229	4000	B	CORESONT100740	67,11	
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	150	45	8800	330	70	53.5X232	2700	B	CORESONT150727	103,55	
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	150	45	8800	330	70	53.5X232	3000	B	CORESONT150730	103,55	
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	150	49	10000	330	70	53.5X232	4000	B	CORESONT150740	103,55	



CorePro LED PL-S 2P EM/Mains



G23




20 BOX

30000

DURATA DI VITA



REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3,5	360	120	82	3000	31	137	F	PLSLED2P7830G2	8,80
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3,5	390	120	82	4000	31	137	E	PLSLED2P7840G2	8,80
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	120	82	3000	31	166	F	PLSLED2P9830G2	10,47
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	120	82	4000	31	166	E	PLSLED2P9840G2	10,47
360° ALL IN										
CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	3,5	360/400/400	360	80	3000/4000/6500	26	136	E	PLSLED2P7ALLIN	11,39
CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	5	500/550/550	360	80	3000/4000/6500	26	166	E	PLSLED2P9ALLIN	13,46

CorePro LED PL-T 4P HF



G24q-2/
G24q-3/G24q-4




20 BOX

30000

DURATA DI VITA



REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5	720	120	82	3000	42	119	F	PLTLED4P18830	15,96
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5	800	120	82	4000	42	119	E	PLTLED4P18840	15,96
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9	990	120	82	3000	42	142	F	PLTLED4P26830	18,70
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9	1100	120	82	4000	42	142	E	PLTLED4P26840	18,70
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15	1620	120	82	3000	42	156	F	PLTLED4P32830	19,81
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15	1800	120	82	4000	42	156	E	PLTLED4P32840	19,81
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5	2100	120	82	3000	42	166	F	PLTLED4P42830	23,10
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5	2250	120	82	4000	42	166	E	PLTLED4P42840	23,10

CorePro LED PL-L EM/mains



G23




10 BOX

30000

DURATA DI VITA



REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8	960	160	80	3000	38	224	E	PLLLED4P18830M	18,70
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	8	1000	160	80	4000	38	224	E	PLLLED4P18840M	18,70
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	12	1440	160	80	3000	38	319	E	PLLLED4P24830M	20,14
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	12	1500	160	80	4000	38	319	E	PLLLED4P24840M	20,14
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16,5	2000	160	80	3000	38	412	E	PLLLED4P36830M	22,29
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	16,5	2100	160	80	4000	38	412	E	PLLLED4P36840M	22,29
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	24	3200	160	80	3000	38	535	E	PLLLED4P55830M	25,17
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	24	3400	160	80	4000	38	535	D	PLLLED4P55840M	25,17

CorePro LED PL-L 4P HF



G23




10 BOX

30000

DURATA DI VITA



REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diametro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P G211	8	960	160	80	3000	38	224	E	PLLLED4P18830	24,47
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P G211	8	1000	160	80	4000	38	224	E	PLLLED4P18840	24,47
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P G211	12	1440	160	80	3000	38	319	E	PLLLED4P24830	26,80
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P G211	12	1500	160	80	4000	38	319	E	PLLLED4P24840	26,80
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P G211	16,5	2000	160	83	3000	38	412	E	PLLLED4P36830	32,36
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P G211	16,5	2100	160	83	4000	38	412	E	PLLLED4P36840	32,36
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P G211	16,5	2100	160	83	6500	38	412	E	PLLLED4P36865	32,36
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P G211	24	3200	160	83	3000	38	535	E	PLLLED4P55830	33,66
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P G211	24	3400	160	83	4000	38	535	E	PLLLED4P55840	33,66
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P G211	24	3400	160	83	6500	38	535	E	PLLLED4P55865	33,66

CorePro LED PL-C 2P EM/Mains



G24d-1/G24d-2/
G24d-3




10 BOX

30000

DURATA DI VITA



REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9	600	120	82	3000	34	138	F	PLCLED2P13830G2	6,92
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9	660	120	82	4000	34	138	E	PLCLED2P13840G2	6,92
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9	700	120	82	3000	34	148	F	PLCLED2P18830G2	8,32
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9	770	120	82	4000	34	148	E	PLCLED2P18840G2	8,32
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9	990	120	82	3000	34	171	E	PLCLED2P26830G2	9,70
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9	1100	120	82	4000	34	171	E	PLCLED2P26840G2	9,70
360° ALL IN										
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9	810/850/850	360	82	3000/4000/6500	35	137	D	PLCL13ALLIN360	10,59
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9	930/980/980	360	82	3000/4000/6500	35	142	D	PLCL18ALLIN360	12,72
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9	1240/1300/1300	360	82	3000/4000/6500	35	172	D	PLCL26ALLIN360	14,84

CorePro LED PL-C 4P HF/Mains



G24q-1/G24q-2/
G24q-3



G24q-1/G24q-2/
G24q-3




10 BOX

30000

DURATA DI VITA




REGOLAZIONE FLUSSO



Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5	600	120	82	3000	34	144	F	PLCLED4P13830G2	10,95
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5	660	120	82	4000	34	144	E	PLCLED4P13840G2	10,95
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	700	120	82	3000	34	144	F	PLCLED4P18830G2	12,62
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	770	120	82	4000	34	144	E	PLCLED4P18840G2	12,62
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5	990	120	82	3000	34	164	F	PLCLED4P26830G2	14,30
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5	1100	120	82	4000	34	164	E	PLCLED4P26840G2	14,30
360° ALL IN										
CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	5,5	680/715/680	360	80	3000/4000/6500	34	134	E	PLC4P13ALLIN360	16,74
CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	6,5	806/845/806	360	80	3000/4000/6500	34	143	E	PLC4P18ALLIN360	19,31
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	9,5	1150/1235/1150	360	80	3000/4000/6500	34	166	E	PLC4P26ALLIN360	21,88

Come scegliere il miglior **tubo LED**

1. Che misura ha il tubo da cambiare?



600 mm

Puoi scegliere:
Gamma MASTER, Master Value, CorePro, Ecofit

900 mm

Puoi scegliere:
Gamma MASTER HO

1.200 mm

Puoi scegliere:
Tutte le nostre gamme di tubi LED

1.500 mm

Puoi scegliere:
Tutte le nostre gamme di tubi LED

2. Che tipo di reattore ha l'apparecchio di illuminazione?

Elettromagnetico


Puoi scegliere:
Gamma MASTER, Master Value, CorePro e Ecofit

Elettronico

Puoi scegliere:
Gamma MASTER e MasterValue, CorePro

3. Hai bisogno di un tubo con attacco rotante?

Sì



È necessario se introduci il tubo orizzontalmente
Puoi scegliere:
Gamma MASTER LED

No



Non è necessario se introduci il tubo verticalmente
Puoi scegliere:
Tutta la nostra gamma di tubi LED

4. Qual è il tuo obiettivo principale?

Una lunga vita utile



Puoi scegliere:
Gamma MASTER UE (100.000 h)

Il flusso luminoso



Puoi scegliere:
Gamma MASTER UO, Gamma MASTER UE, Gamma MasterValue UO

Il risparmio energetico



Puoi scegliere:
Gamma MASTER HO, Gamma MASTER UE, Gamma MASTER UO

Il miglior prezzo




Puoi scegliere:
Gamma CorePro, Gamma Ecofit


I professionisti consigliano la scelta dei tubi LED Philips: attenzione agli anelli!

Come installo il mio tubo?


T8 Istruzioni di installazione per reattori elettromagnetici (EM)*




1. Spegner l'alimentazione




2. Rimuovere la lampada




3. Rimuovere lo starter



4. Installare lo starter LED




5. Installare il tubo LED (T8, EM/mains or UN) con l'apertura della luce rivolta verso il basso




6. Accendere l'alimentazione

*È consigliato rimuovere il condensatore di compensazione per migliorare il fattore di potenza




Un anello: EM/Mains
(Reattore elettromagnetico o rete diretta)




Due anelli: HF
(Reattore elettronico ad alta frequenza)




Tre anelli: UN
(Universale)



Nessun anello/un anello
(Rete elettrica diretta)



Due anelli: HF
(Reattore elettronico ad alta frequenza)



T8 T5 Istruzioni di installazione per reattori elettronici ad alta frequenza

1. Controllare la versione elettronica del reattore HF
2. Verificare la compatibilità del reattore elettronico HF
Trova la nostra lista di compatibilità di reattore su philips.it/ledtube
Una volta confermata la compatibilità della reattore
3. Spegnerne l'alimentazione
4. Rimuovere lampada
5. Installare il tubo LED (InstantFit HF o UN) con l'apertura della luce rivolta verso il basso
6. Accendere l'alimentazione

T8 T5 Istruzioni di installazione per collegamento a tensione di rete

1. Spegnerne l'alimentazione
2. Rimuovere la lampada
3. Rimuovere la protezione per esporre il reattore
4. Tagliare i fili e rimuovere il reattore
- 5a. Applicabile per T8 EM/ Mains T8 UN e T5 Mains**
5b. Applicabile per T8 EM/ Mains, T5 mains (solo HO)
6. Installare il tubo led (T8 o T5, EM/ Mains o UN)
7. Accendere l'alimentazione

**Questo metodo non è permesso in svizzera

Falla semplice passa al LED Philips!



Scopri quanto è semplice passare dalle tradizionali lampade al LED Philips. In base alle tue esigenze, scegli una lampada o un apparecchio con la qualità marchiata Philips!

Scannerizza il qr code per vedere le alternative alla lampada convenzionale:





MASTERconnect Interact Ready LEDtubes EM/Mains

PLASTICA	G13	10 BOX	75000	REGOLAZIONE FLUSSO						
Prodotto	Efficienza	LED	Flusso luminoso	CRI	Temp. colore	Angolo del fascio	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Lm/W	Watt	Lumen		Kelvin	Gradi	mm			€
L 600										
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8	151	7,6	1150	80	4000	160	604	D	MLTCON18840UOG3	91,63
LEDtube IA 600mm HO 7.6W865 T8	151	7,6	1150	80	6500	160	604	D	MLTCON18865UOG3	91,63
L1200										
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8	160	15,6	2500	80	4000	160	1213	C	MLTCON36840UOG3	109,90
LEDtube IA 1200mm UO 15.6W865 T8	160	15,6	2500	80	6500	160	1213	C	MLTCON36865UOG3	109,90
L1500										
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8	160	23,1	3700	80	4000	160	1514	C	MLTCON58840UOG3	133,16
LEDtube IA 1500mm UO 23.1W865 T8	160	23,1	3700	80	6500	160	1514	C	MLTCON58865UOG3	133,16

HO= high output - UO= ultra output

MASTER LED Tubo Classe A EM/Mains

PLASTICA	G13	10 BOX	100000	REGOLAZIONE FLUSSO						
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	11,9	2500	160	80	4000	28	1213	A	MLT36840UEA	40,37
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	17,6	3700	160	80	4000	28	1514	A	MLT58840UEA	43,47
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	11,9	2500	160	80	6500	28	1213	A	MLT36865UEA	40,37
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	17,6	3700	160	80	6500	28	1514	A	MLT58865UEA	43,47

MASTER LEDtube UE CLASSE B EM/Mains

VETRO	G13	20 BOX	70000	REGOLAZIONE FLUSSO						
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14	2600	190	80	4000	28	1214	B	MLT36840UEB	22,77
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1	4100	190	80	4000	28	1514	B	MLT58840UEB	26,91

MASTER LEDtube EM/Mains

PLASTICA	G13	10 BOX	100000	REGOLAZIONE FLUSSO						
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
UO										
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	13,5	2300	160	80	3000	28	1213	C	MLTVAL36830UOG4	20,70
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	13,5	2500	160	80	4000	28	1213	B	MLTVAL36840UOG4	20,70
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	13,5	2500	160	80	6500	28	1213	B	MLTVAL36865UOG4	20,70
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	20	3400	160	80	3000	28	1514	C	MLTVAL58830UOG4	26,91
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	20	3700	160	80	4000	28	1514	B	MLTVAL58840UOG4	26,91
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	20	3700	160	80	6500	28	1514	B	MLTVAL58865UOG4	26,91
HO										
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	7,6	1090	160	80	3000	28	604	D	MLTVAL188302	12,42
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	7,6	1150	160	80	4000	28	604	D	MLTVAL188402	12,42
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	7,6	1150	160	80	6500	28	604	D	MLTVAL188652	12,42
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12	1575	160	80	4000	28	908	E	MLTVAL30840HO	15,01
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12	1575	160	80	6500	28	908	E	MLTVAL30865HO	15,01
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	11,3	2000	160	80	3000	28	1213	C	MLTVAL36830HO2	18,27
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	11,3	2100	160	80	4000	28	1213	B	MLTVAL36840HO2	18,27
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	11,3	2100	160	80	6500	28	1213	B	MLTVAL36865HO2	18,27
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	16,7	2900	160	80	3000	28	1514	C	MLTVAL58830HO2	22,77
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	16,7	3100	160	80	4000	28	1514	B	MLTVAL58840HO2	22,77
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	16,7	3100	160	80	6500	28	1514	B	MLTVAL58865HO2	22,77

MASTER LEDtube InstantFit HF

VETRO	G13	20 BOX	75000	REGOLAZIONE FLUSSO*						
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame-tro lamp.	Lungh. complessiva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
UO										
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16	2350	160	80	3000	28	1212	D	MLT36830UOHFG2	28,46
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	160	80	4000	28	1212	D	MLT36840UOHFG2	28,46
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	16	2500	160	80	6500	28	1212	D	MLT36865UOHFG2	28,46
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	24	3500	160	80	3000	28	1513	D	MLT58830UOHFG2	34,16
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	160	80	4000	28	1513	D	MLT58840UOHFG2	34,16
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	24	3700	160	80	6500	28	1513	D	MLT58865UOHFG2	34,16
HO										
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	160	80	3000	28	604	E	MLT18830HFG2	19,98
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	160	80	4000	28	604	E	MLT18840HFG2	19,98
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8	1050	160	80	6500	28	604	E	MLT18865HFG2	19,98
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	14	2000	160	80	3000	28	1212	E	MLT36830HOHFG2	23,81
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	14	2100	160	80	4000	28	1212	D	MLT36840HOHFG2	23,81
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	14	2100	160	80	6500	28	1212	D	MLT36865HOHFG2	23,81
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20	2900	160	80	3000	28	1513	E	MLT58830HOHFG2	26,91
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	20	3100	160	80	4000	28	1513	D	MLT58840HOHFG2	26,91
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	20	3100	160	80	6500	28	1513	D	MLT58865HOHFG2	26,91
FOOD										
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	14	1000	160	80	3300	28	1200	/	MLTUBE1200MEATH	72,45

MASTER Value LEDtube EM/Mains

VETRO G13 10 BOX 75000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energe- tica	Codice locale	Listino	
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm				€
HO											
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8	1000	190	80	3000	28	604	E	MLTVAL18830G	8,80	
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8	1050	190	80	4000	28	604	E	MLTVAL18840G	8,80	
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8	1050	190	80	6500	28	604	E	MLTVAL18865G	8,80	
Multi LUMEN											
NUOVO MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	13.1/15.5	2000/2300	190	80	3000	28	1213	D	MLTVAL36830HOUO	11,39	
NUOVO MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	13.1/15.5	2100/2500	190	80	4000	28	1213	C	MLTVAL36840HOUO	11,39	
NUOVO MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	13.1/15.5	2100/2500	190	80	6500	28	1213	C	MLTVAL36865HOUO	11,39	
NUOVO MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	19.3/23	2900/3400	190	80	3000	28	1514	D	MLTVAL58830HOUO	13,46	
NUOVO MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	19.3/23	3100/3700	190	80	4000	28	1514	C	MLTVAL58840HOUO	13,46	
NUOVO MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	19.3/23	3100/3700	190	80	6500	28	1514	C	MLTVAL58865HOUO	13,46	

MASTER LEDtube Universal T8

VETRO G13 10 BOX 60000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm				€
UO											
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5	2300	190	80	3000	28	1213	D	MLTVAL36830UNG2	32,09	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5	2500	190	80	4000	28	1213	C	MLTVAL36840UNG2	32,09	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5	2500	190	80	6500	28	1213	C	MLTVAL36865UNG2	32,09	
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23	3400	190	80	3000	28	1514	D	MLTVAL58830UNG2	35,71	
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23	3700	190	80	4000	28	1514	C	MLTVAL58840UNG2	35,71	
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23	3700	190	80	6500	28	1514	C	MLTVAL58865UNG2	35,71	

CorePro LEDtube Universal T8

VETRO G13 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm				€
HO											
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8	850	240	80	3000	28	603	F	CORE18830UN	19,67	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8	900	240	80	4000	28	603	E	CORE18840UN	19,67	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8	900	240	80	6500	28	603	E	CORE18865UN	19,67	
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18	1850	240	80	3000	28	1213	F	CORE36830UN	22,77	
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18	2000	240	80	4000	28	1213	E	CORE36840UN	22,77	
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18	2000	240	80	6500	28	1213	E	CORE36865UN	22,77	
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23	2500	240	80	3000	28	1514	F	CORE58830UN	27,95	
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23	2700	240	80	4000	28	1514	E	CORE58840UN	27,95	
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23	2700	240	80	6500	28	1514	E	CORE58865UN	27,95	

CorePro LEDtube EM/Mains

VETRO G13 20 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO											
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino	
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm				€
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8											
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8	800	240	80	4000	28	604	F	CORE18840G3	5,05	
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8	800	240	80	6500	28	604	F	CORE18865G3	5,05	
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	15,5	1700	240	80	3000	28	1214	F	CORE36830G3	7,42	
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	15,5	1800	240	80	4000	28	1214	E	CORE36840G3	7,42	
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	15,5	1800	240	80	6500	28	1214	E	CORE36865G3	7,42	
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20	2050	240	80	3000	28	1514	F	CORE58830G3	8,26	
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20	2200	240	80	4000	28	1514	E	CORE58840G3	8,26	
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20	2200	240	80	6500	28	1514	E	CORE58865G3	8,26	

Ecofit LEDtube EM/Mains

VETRO G13 20 BOX 30000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9	900	240	80	4000	28	604	F	1884L	3,84
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9	900	240	80	6500	28	604	F	1886L	3,84
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	17,5	1800	240	80	4000	28	1214	F	3684L	4,61
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	17,5	1800	240	80	6500	28	1214	F	3686L	4,61
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	22,3	2300	240	80	4000	28	1514	F	5884L	6,15
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	22,3	2300	240	80	6500	28	1514	F	5886L	6,15

Starter di accensione

		
Prodotto	Codice locale	Listino
		€
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	LEDSTARTG2	4,27

MASTER LEDtube T5 InstantFit HF

VETRO G5 10 BOX 60000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO* *regolabile previa consultazione liste di compatibilità 										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HE										
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	7	1000	200	80	3000	19	563	E	MLT514830G2	17,12
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	7	1050	200	80	4000	19	563	D	MLT514840G2	17,12
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	7	1050	200	80	6500	19	563	D	MLT514865G2	17,12
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	11,5	1600	200	80	3000	19	863	E	MLT521830	19,98
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	11,5	1700	200	80	4000	19	863	D	MLT521840	19,98
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	11,5	1700	200	80	6500	19	863	D	MLT521865	19,98
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	2300	200	80	3000	19	1163	E	MLT528830	22,83
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	2500	200	80	4000	19	1163	D	MLT528840	22,83
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	16,5	2500	200	80	6500	19	1163	D	MLT528865	22,83
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	200	80	3000	19	1463	E	MLT535830	24,74
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	200	80	4000	19	1463	D	MLT535840	24,74
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	20	3000	200	80	6500	19	1463	D	MLT535865	24,74
HO										
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	10,5	1500	200	80	3000	19	563	E	MLT524830	18,45
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	10,5	1600	200	80	4000	19	563	D	MLT524840	18,45
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	10,5	1600	200	80	6500	19	563	D	MLT524865	18,45
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	18,5	2600	200	80	3000	19	863	E	MLT539830	21,22
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	18,5	2800	200	80	4000	19	863	D	MLT539840	21,22
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	18,5	2800	200	80	6500	19	863	D	MLT539865	21,22
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	200	80	3000	19	1163	E	MLT554830G1	32,63
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	200	80	4000	19	1163	D	MLT554840G1	32,63
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	26	3900	200	80	6500	19	1163	D	MLT554865G1	32,63
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	200	80	3000	19	1463	E	MLT549830G1	36,91
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	200	80	4000	19	1463	D	MLT549840G1	36,91
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	26	3900	200	80	6500	19	1463	D	MLT549865G1	36,91
UO										
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	200	80	3000	19	1463	E	MLT580830G1	43,10
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	200	80	4000	19	1463	D	MLT580840G1	43,10
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	36	5600	200	80	6500	19	1463	D	MLT580865G1	43,10

HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency

MASTER LEDtube T5 Mains

VETRO G5 10 BOX 60000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HE										
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	7	1000	200	80	3000	19	563	D	MLT514830MG2	15,41
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	7	1050	200	80	4000	19	563	D	MLT514840MG2	15,41
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	7	1050	200	80	6500	19	563	D	MLT514865MG2	15,41
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	11,5	1600	200	80	3000	19	863	D	MLT521830M	17,22
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	11,5	1700	200	80	4000	19	863	D	MLT521840M	17,22
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	11,5	1700	200	80	6500	19	863	D	MLT521865M	17,22
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16,5	2300	200	80	3000	19	1163	D	MLT528830M	18,45
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16,5	2500	200	80	4000	19	1163	D	MLT528840M	18,45
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	16,5	2500	200	80	6500	19	1163	D	MLT528865M	18,45
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	2800	200	80	3000	19	1463	D	MLT535830M	21,50
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	3000	200	80	4000	19	1463	D	MLT535840M	21,50
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20	3000	200	80	6500	19	1463	D	MLT535865M	21,50
HO										
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	10,5	1500	200	80	3000	19	563	D	MLT524830M	16,55
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	10,5	1600	200	80	4000	19	563	D	MLT524840M	16,55
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	10,5	1600	200	80	6500	19	563	D	MLT524865M	16,55
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	18,5	2600	200	80	3000	19	863	D	MLT539830M	18,45
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	18,5	2800	200	80	4000	19	863	D	MLT539840M	18,45
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	18,5	2800	200	80	6500	19	863	D	MLT539865M	18,45
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26	3600	200	80	3000	17	1163	D	MLT554830M	30,73
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26	3900	200	80	4000	17	1163	D	MLT554840M	30,73
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26	3900	200	80	6500	17	1163	D	MLT554865M	30,73
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	200	80	3000	17	1463	D	MLT549830M	32,63
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	200	80	4000	17	1463	D	MLT549840M	32,63
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26	3900	200	80	6500	17	1463	D	MLT549865M	32,63
UO										
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	200	80	3000	19	1463	D	MLT580830M	33,88
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	200	80	4000	19	1463	D	MLT580840M	33,88
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36	5600	200	80	6500	19	1463	D	MLT580865M	33,88

HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency

CorePro LEDtube T5 HF

VETRO G5 10 BOX 50000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
HE										
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	7,1	1000	200	80	3000	19	563	E	CORET514830	14,52
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	7,1	1050	200	80	4000	19	563	D	CORET514840	14,52
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	7,1	1050	200	80	6500	19	563	D	CORET514865	14,52
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	17,1	2300	200	80	3000	19	1163	E	CORET528830	23,32
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	17,1	2500	200	80	4000	19	1163	D	CORET528840	23,32
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	17,1	2500	200	80	6500	19	1163	D	CORET528865	23,32
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	20,5	2800	200	80	3000	19	1463	E	CORET535830	25,50
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	20,5	3000	200	80	4000	19	1463	D	CORET535840	25,50
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	20,5	3000	200	80	6500	19	1463	D	CORET535865	25,50
HO										
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	26,7	3700	200	80	3000	19	1163	E	CORET554830	24,54
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	26,7	3900	200	80	4000	19	1163	D	CORET554840	24,54
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	26,7	3900	200	80	6500	19	1163	D	CORET554865	24,54
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	26,7	3700	200	80	3000	19	1463	E	CORET549830	27,27
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	26,7	3900	200	80	4000	19	1463	D	CORET549840	27,27
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	26,7	3900	200	80	6500	19	1463	D	CORET549865	27,27

Altri tubi LED

4 BOX 30000DURATA DI VITA REGOLAZIONE FLUSSO										
Prodotto	LED	Flusso luminoso	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Diame- tro lamp.	Lungh. comples- siva	Classe energetica	Codice locale	Listino
	Watt	Lumen	Gradi		Kelvin	mm	mm			€
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2	250	140	80	2700	30	300	E	COREPHIL35G2	28,09
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5	375	140	80	2700	30	500	F	COREPHIL60G2	34,53

Signify Italy S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano

Tel: +39 02.91946.1

<https://www.signify.com/it-it>

Per richieste di informazioni quali reclami di qualità,
informazioni su prezzi, modalità di acquisto,
sostituzioni o resi, richiesta preventivi,
informazioni sui prodotti, richiesta cataloghi
Numero verde 800687109
Dall'estero +39 02.30351141



Seguici sui nostri social:



© 2026 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

<https://www.signify.com/it-it/prof>