



El poder de la luz

Iluminación arquitectónica dinámica

una marca de iluminación de **Signify**





La magia de Color Kinetics

Luminarias de alto rendimiento fáciles de instalar y mantener.

Color Kinetics ofrece productos plug-and-play para aplicaciones como clubes y restaurantes de interior, hostelería, fachadas exteriores y realce de elementos arquitectónicos. Todos con luz blanca o luminarias dinámicas que cambian de color.

Mejora la experiencia de tus clientes con los componentes y luminarias de alta fiabilidad de Color Kinetics. Utiliza nuestras fuentes de alimentación, controles de pared fáciles de usar, tramos más largos combinados con nuestras luminarias Powercore, que proporcionan alimentación y datos en un solo cable de 4 hilos fácil de instalar.



Luz blanca de bajo consumo con instalación simple de voltaje de línea



Luminarias interiores	Potencia	Cantidad luminaria	Regulador opcional	Lista de productos (BOM)
 eW Cove MX Powercore Lúmenes/pies- 306 a 696 Potencia/pies- 4 a 12.5 W	Tensión de línea o tensión de línea con atenuador	52 x 1 ft @ 120 V, 60 Hz 96 x 1 ft @ 220 V, 60 Hz 100 x 1 ft @ 230 V, 60 Hz	38 luminarias 1 pie de extremo a extremo @120V, 50Hz vía DM-1000 ELV Dimmer	Versión On/Off 1. Luminarias eW Cove MX o eW Cove QLX Powercore 2. Cable líder
 eW Cove QLX Powercore Lúmenes/piet - 306 a 432 Potencia/pies- 4 a 6 W		80 x 1 ft @120 V, 60 Hz 170 x 1 ft @ 220 V, 60 Hz	80 luminarias 1 pie de extremo a extremo @120V, 50Hz vía DM-1000 ELV Dimmer	Versión dimerizable 1. Luminarias eW Cove MX o eW Cove QLX Powercore 2. Cable líder 3. Dimmer DM-1000 0-10V ELV 4. Dimmer estándar 0-10 V (suministrado por el cliente)

Encuentra más información, como guías de instalación, hojas de especificaciones, archivos .ies y planos de los productos, en las páginas de cada producto:
www.colorkinetics.com/global/products/essentialwhite/ewcovemxpc
www.colorkinetics.com/global/products/essentialwhite/ewcoveqlxpc
www.colorkinetics.com/global/products/pds/dm-1000



Luz blanca interior o exterior de gran flexibilidad



Luminaria interior/ exterior	Potencia	Cantidad luminaria	Regulador opcional	Lista de productos (BOM) y accesorios
 Vaya Free Form Lúmenes/pies - 251 a 247 Voltaje entrada - 24 VDC	 Vaya XITANIUM 100W 24 V Fuente de alimentación	Una tira Free Form 10 m (30 ft) por fuente de alimentación de 100W 24V o dos tiras 5 m (15 ft) Free Form con un cable de puente corto 1 m, (3.2 ft) máximo por cada fuente de alimentación 100W 24V	 Dimmer DM-1000 ELV (uno por fuente de alimentación)	Versión On/Off 1. Una luminaria Vaya Free Form de 10 m (30 pies) 2. Fuente de alimentación de 100 W 24 V Versión dimerizable 1. Una luminaria Vaya Free Form de 10 m (30 pies) 2. Fuente de alimentación de 100 W y 24 V 3. Dimmer DM-1000 0-10V ELV 4. Regulador de intensidad 0-10 V estándar (suministrado por el cliente) Accesorios: Regleta o conector de cable, clips de montaje o carril.

Encuentra más información, como guías de instalación, hojas de especificaciones, archivos .ies y planos de los productos, en las páginas de cada producto:
www.colorkinetics.com/global/products/vaya/free-form
www.colorkinetics.com/global/products/pds/dm-1000



Luz interior brillante, suave y colorida



Luminaria	Potencia	Cantidad luminaria	Control	Lista de productos (BOM)
 PureStyle Compact Powercore, RGBA Lumens/foot - 147 to 480 Power/foot - 5 to 7.5 W	 Data Enabler Pro 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz	68 x 1 ft @ 120 V, 60 Hz 93 x 1 ft @ 220 V, 60 Hz 95 x 1 ft @ 230 V, 60 Hz	 ColorDial Pro Controlador sencillo todo en uno con escenas preprogramadas  Antumbra iColor Keypad Personalizable, 6 pulsadores con escenas ajustables y un potente software de espectáculos de luz.	1. Luminarias PureStyle Compact Powercore, RGBA 2. Cable líder 3. Cable de empalme (según sea necesario) 4. Data Enabler Pro power/data supply 5. Switch PoE Ethernet Controlador ColorDial Pro Antumbra iColor Keypad

www.colorkinetics.com/global/products/rgb/purestyle-compact-rgba
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/colordialpro
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/antumbra-button-icolor-keypad



Potente iluminación de paredes en una luminaria exterior fácil de usar



Luminaria	Potencia	Longitud ejecución	Control	Lista de producto (BOM)
 Graze Compact Powercore gen2, RGBW Lúmenes/pies - 212 a 570 Lúmenes/pies - 4 a 8 W	 Data Enabler Pro 100 a 277 VAC, rango automático, 50/60 Hz	 Use Config. Calc. para determinar la longitud y el consumo de energía. www.colorkinetics.com/support/install_tool/	 ColorDial Pro Controlador sencillo todo en uno con escenas preprogramadas. Antumbra iColor Keypad Personalizable, 6 pulsadores con escenas ajustables y un potente software de espectáculos de luz	1. Luminarias Graze Compact Powercore gen2, RGBW 2. Data Enabler Pro power/data supply 3. Switch PoE Ethernet Controladores ColorDial Pro Antumbra iColor Keypad

www.colorkinetics.com/global/products/rgb/graze-compact-powercore-rgbw-gen2
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/colordialpro
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/antumbra-button-icolor-keypad


La mejor iluminación de alta intensidad de su clase



Luminaria	Potencia	Longitud ejecución	Control	Lista de productos (BOM)
 Blast Powercore gen5, RGBW Lúmenes - 1,733 a 2,547 Potencia - 46.4 W	 Data Enabler Pro 100 a 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz	 Use Config. Calc. para determinar la longitud y el consumo de energía. www.colorkinetics.com/support/install_tool/	 ColorDial Pro Controlador sencillo todo en uno con escenas preprogramadas. Antumbra iColor Keypad Personalizable, 6 pulsadores con escenas ajustables y un potente software de espectáculos de luz	1. Luminarias Blast Powercore gen5, RGBW 2. Data Enabler Pro power/data supply 3. Switch PoE Ethernet Controladores ColorDial Pro Antumbra iColor Keypad

www.colorkinetics.com/global/products/rgb/blast-powercore-gen5-rgbw
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/colordialpro
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/antumbra-button-icolor-keypad

Da en el clavo de manera confiable cada año



Luminaria	Potencia	Longitud ejecución	Control	Lista de productos (BOM)
 Burst Powercore gen3, RGBW Lúmenes - 1,366 a 1,645 Potencia - 31.3 W	 Data Enabler Pro 100 a 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz	 Use Config. Calc. para determinar la longitud y el consumo de energía. www.colorkinetics.com/support/install_tool/	 ColorDial Pro Controlador sencillo todo en uno con escenas preprogramadas  Antumbra iColor Keypad Personalizable, 6 pulsadores con escenas ajustables y un potente software de espectáculos de luz.  iPlayer 3 Controlador DMX con todas las funciones, incluye escenas preestablecidas de fábrica, un potente software de iluminación y una interfaz intuitiva que te permite ofrecer sofisticados espectáculos de luz. Funciona perfecto con QuickPlay Pro 2 cuando se necesita un control de punto de luz individual.	1. Luminarias Burst Powercore gen3, RGBW 2. Data Enabler Pro power/data supply 3. Switch PoE Ethernet Controladores ColorDial Pro Antumbra iColor Keypad iPlayer 3

Encuentra más información, como guías de instalación, hojas de especificaciones, archivos .ies y planos de los productos, en las páginas de cada producto:
www.colorkinetics.com/global/products/rgb/burst-powercore-gen3-rgbw
www.colorkinetics.com/global/products/controllers/iplayer3

Créditos

Página 1 Top - SESCO Lighting The Diner - Arkilux Prague Marriott Hotel - Marriott International, Inc.	Página 2 Office Park Stone Wall - Andrew Hoffman Bullring Shopping Center - Weblight, Mitie Guus Hiddink Room- Signify Picnic - Signify	Página 3 Bank of Montreal- Eric Tordjman, Mercury Lighting The Basque Parliament- Basque Parliament Hock Plaza Building- Flyboy Photo & Media Copenhagen Festival- Mattia Abeni at Copenhagers	Página 4 Curtis Hixon Waterfront Park- SESCO Lighting Photography Ltd Degollado Theater- Egea Illustrations - @macrovector
---	---	--	--



COLOR KINETICS Soluciones profesionales para iluminación exterior e interior



Accent & Accent Compact

Luminaria lineal para exterior de alta resolución y vista directa

Lumen por pie	88 a 287
Potencia por pie	10 a 40 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGBW, RGB

Productos

iColor Accent Compact, RGBW
Accent MX Powercore gen3, RGB



BurstScape

In-grade spotlight.
Luz increíble desde el suelo

Lumen - Color	887 a 1,414
- eW	1,568 a 1,696
Potencia	15.8 to 34.0 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, eW

Productos

BurstScape Powercore, IntelliHue
BurstScape Powercore, RGBW
BurstScape Powercore, eW



Graze & Graze Compact

Luminaria lineal exterior de iluminación rasante

Graze Powercore

Lumen por pie - Color	619 a 697
- eW	597 a 1,088
Potencia por pie	10 a 20 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, eW

Graze Powercore Productos

Graze Powercore IntelliHue Graze MX4
Powercore RGBW
Graze MX Powercore eW Graze MX
Powercore gen2, eW w/ Dig. Dimming
Graze QLX Powercore eW

Graze Compact Powercore

Lumen por pie	183 a 570
Potencia por pie	4 a 8 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, RGBA

Graze Compact Productos

Graze Compact Powercore gen2, IntelliHue
Graze Compact Powercore gen2, RGBW
Graze Compact Powercore gen2, RGBA



OneSpace gen2

Panel con luz blanca para interior

Lumens	2530 a 2964 lm/m ² 235 a 275 lm/ft ²
Potencia	32 a 41 W per m ² 2.97 a 3.81 W per ft ²
Aplicación	Interior
LED mix	Solid White (3000 K, 4000 K) or Tunable White (2700 K to 6500 K)

Productos

OneSpace gen2



ArchiPoint

Punto de luz exterior visible a la luz del día con luz RGB inteligente

Lumen	501 a 774
Potencia	25 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGB

Productos ArchiPoint

iColor Powercore



Blast

Proyector exterior personalizable de alto rendimiento

Lumen - Color	1,157 a 3,007
Lumen - eW	2,399 a 3,635
Potencia	21.6 a 47.9 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, eW

Productos

Blast Powercore gen5, IntelliHue
Blast Powercore gen5, RGBW Blast
Powercore gen5, eW

Blast OptiField ofrece una iluminación uniforme sin puntos calientes y una uniformidad de 5:1.

Productos Blast OptiField

Blast Powercore gen5, IntelliHue OptiField
Blast Powercore gen5, RGBW OptiField Blast
Powercore gen5, eW OptiField



BlastElite

Reflector de alto rendimiento, versátil y eficiente

Lumen	2,007 a 2,495
Potencia	30 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGBAW

Productos

BlastElite Powercore



ReachElite

Reflector exterior de alto rendimiento

ReachElite High Output, gen2

Lumen - Color	5,217 a 27,906
Lumen - eW	7,717 a 23,748
Potencia	100, 200, 300 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, RGBA, eW

Productos

High Output Powercore gen2, IntelliHue
High Output Powercore gen2, RGBW
High Output Powercore gen2, RGBA
High Output Powercore gen2, eW

ReachElite High Punch gen3

Lumen - Color	3,403 a 13,035
Lumen - eW	5,018 a 15,054
Potencia	100, 200, 300 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, RGBA, eW

Productos

High Punch Powercore gen3, IntelliHue
High Punch Powercore gen3, RGBW High
Punch Powercore gen3, RGBA High Punch
Powercore gen3, eW



Cove

Luminaria lineal de acento y de iluminación indirecta interior

Lumen por pie	306 a 696
Potencia por pie	4 to 12.5 W
Aplicación	Interior
LED mix	eW

Productos

eW Cove MX Powercore
eW Cove QLX Powercore



C-Splash 2

Sport sumergible IP68 con iluminación RGB inteligente

Lumen	645 a 730
Potencia	25 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGB

Productos

C-Splash 2



Flex Compact & Micro

Tiras flexibles de nodos de alta intensidad para uso exterior

Lumen por nodo - Color	3.8 a 33.3
Lumen por nodo - iW	28 a 80
Lumen por nodo - eW	18 a 87
Potencia por nodo	0.43 to 1 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGB, iW, eW

Productos Flex Compact and Micro

Flex Compact gen3, RGB
Flex Micro gen3, RGB Flex Compact, iW
Flex Compact, eW
Flex Micro, eW

Aplicación Flex Harsh

Flex Compact gen3, Harsh Environment RGB
Flex Micro gen3, Harsh Environment RGB



Graze Elite

Luminaria lineal exterior de alto rendimiento con iluminación rasante

Lumen por pie	1129 a 1216
Potencia por pie	13.04 a 14.5 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGBAW

Productos

Graze Elite Powercore



PureStyle & PureStyle Compact

Luminaria lineal exterior de alto rendimiento con iluminación rasante

PureStyle Powercore

Lumen por pie	481 a 764
Potencia por pie	13 W
Aplicación	Interior
LED mix	IntelliHue, RGBA

Productos PureStyle

PureStyle IntelliHue Powercore
PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA

PureStyle Compact Powercore

Lumen por pie	147 a 480
Potencia por pie	5 to 7.5 W
Aplicación	Interior
LED mix	IntelliHue, RGBA

Productos PureStyle Compact

PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
PureStyle Compact Powercore, RGBA



FlexElite

Luminaria flexible, brillante y elegante de iluminación directa

Lumen por nodo - Color	53 a 132
Lumen por nodo - iW	65 a 142
Potencia por nodo	2.5 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, iW

Producto

FlexElite IntelliHue
FlexElite RGBW
FlexElite iW



Vaya Free Form

Luminaria uniforme, delgada, flexible y dimerizable

Lumen por pie	251 a 274
Voltaje	24 VDC
Aplicación	IP40 and IP66
LED mix	White - 3000 K, 4000 K

Producto

Vaya Free Form Dimmable White



Vaya Tube

Luminaria compacta de exterior para iluminación directa

Lumen por pie	105 a 115
Potencia por pie	3.0 to 3.5 W
Aplicación	Exterior
LED mix	RGBW

Producto

Vaya Tube G2, RGBW



Burst

Luminaria exterior redonda para iluminación arquitectónica y paisajística

Lumen - Color	1,555 a 1,860
Lumen - eW	1,392 a 1,981
Potencia	30 a 33 W
Aplicación	Exterior
LED mix	IntelliHue, RGBW, eW

Producto

Burst Powercore gen3, IntelliHue
Burst Powercore gen3, RGBW
Burst Powercore gen3, eW



Luminous Textile gen2

Transforma tus espacios con paneles de color dinámico

Lumen (Todo encendido)	700 lm/m ² (65 lm/ft ²)
(@4000 K)	800 lm/m ² (75 lm/ft ²)
Potencia por nodo	54 W/m ² (5.0 W/ft ²)
Aplicación	Interior
LED mix	RGB

Producto

Luminous Textile gen2

Fuentes de alimentación y datos

Nuestras fuentes de alimentación y datos están diseñadas de forma experta y específica para proporcionar energía y datos a nuestras luminarias LED de cambio de color, blanco inteligente y color fijo.

Familia de luminarias	Fuentes de alimentación / datos	Luminarias por PDS	Entrada de alimentación	Salida	Entorno	Protocolo de control
Todas las luminarias Powercore, incluidas IntelliHue, RGBW, RGBA y RGB.	Data Enabler Pro gen3	Variable, según el consumo de energía, los límites de datos y los límites de longitud de cable. Consulta la Información del cálculo de configuración para obtener más detalles.	UL: 100 a 277 VAC, rango automático, 50/60 Hz CE: 100 a 240 VAC, rango automático, 50/60 Hz	—	Ubicación seca / húmeda / mojada, IP66	DMX or Ethernet
	Data Enabler Pro		100 a 277 VAC, rango automático, 50/60 Hz	—	Ubicación seca / húmeda / mojada, IP66	DMX or Ethernet
iColor Accent Compact, RGBW	PDS-400 48V EO	Doce luminarias 1228,5 mm (4 ft) en total	100 a 277 VAC, rango automático, 50/60 Hz	48 VDC	Ubicación seca / húmeda / mojada, IP66	Ethernet
	CM-400 48V EO Control Module Módulo de control para montaje en riel DIN o montaje superficial, y fuente de alimentación (se vende por separado)		48 VDC para el módulo de control. La alimentación para las luminarias no está incluida.	48 VDC	Ubicación seca, IP00	Ethernet
Flex Compact gen3, RGB Flex Compact iW Flex Compact eW Todas las versiones para entornos exigentes (Harsh Environment) Flex Micro, eW	sPDS-480ca 24V	Flex Compact (todas): 480 nodos Flex Micro, eW: 600 nodos	100 a 240 VAC, rango automático, 50/60 Hz	24 VDC	Ubicación seca / húmeda, IP20	Ethernet
	CM-150 CA gen2 Control Module Montaje en riel DIN o montaje superficial y fuente de alimentación (se venden por separado)	150 nodos	24 VDC para el módulo de control. La alimentación para las luminarias no está incluida.	24 VDC	Ubicación seca, IP20 o Ubicación seca / húmeda, IP66	DMX or Ethernet
	PDS-80 CA 24V	Flex Compact (todas): 75 nodos por puerto (x2), total máximo 180 nodos Flex Micro, eW: 75 nodos por puerto (x2), total máximo 150 nodos	UL: 120 a 277 VAC, rango automático CE, RCM, CQC: 120 a 240 VAC, rango automático PSE: 100 a 200 VAC, rango automático	80 W máx	Ubicación seca / húmeda, IP66	DMX or Ethernet
Flex Micro gen3, RGB Flex Micro gen3 Harsh Environment, RGB	sPDS-480ca 7.5V	1,152 nodos	100 a 240 VAC, rango automático, 50/60 Hz	7.5 VDC	Ubicación seca / húmeda, IP20	Ethernet
	CM-150 CA gen2 Control Module Montaje en riel DIN o montaje superficial y fuente de alimentación (se venden por separado)	150 nodos	7.5 VDC para el módulo de control. La alimentación para las luminarias no está incluida.	7.5 VDC	Ubicación seca, IP20 o Ubicación seca / húmeda, IP66	DMX or Ethernet
	PDS-60ca 7.5V	144 nodos	100 a 240 VAC, rango automático, 50/60 Hz	7.5 VDC	Ubicación seca / húmeda, IP66	Preprogramado, DMX or Ethernet
FlexElite IntelliHue FlexElite RGBW FlexElite RGBA FlexElite iW	PDS-400 48V CA4	128 nodos con control DMX de 4 canales, según la configuración, la resolución de datos y los límites de cable. Consulta la Guía de aplicación FlexElite para más información.	100 a 240 VAC, rango automático, 50/60 Hz	48 VDC	Ubicación seca / húmeda, IP66	0-10V, DMX or Ethernet
	CM-550 48V CA4 Control Module Montaje en riel DIN o montaje superficial y fuente de alimentación (se venden por separado)		3.4 W a 48 VDC para el módulo de control. La alimentación para las luminarias no está incluida.	48 VDC	Ubicación seca, IP20 o Ubicación seca / húmeda, IP66	DMX or Ethernet
C-Splash 2	PDS-150e	6 luminarias CSplash 2	100 a 240 VAC, rango automático, 50/60 Hz	24 VDC	Ubicación seca / húmeda, IP20	DMX or Ethernet
Vaya Tube G2, RGBW	CM-150 CA gen2 Control Module Montaje superficial 3 cables y fuente de alimentación (se vende por separado)	12 m (40 ft) por puerto CM150 CA gen2 (x2)	24 VDC para el módulo de control. La alimentación para las luminarias no está incluida.	24 VDC	Ubicación seca / húmeda, IP66	DMX or Ethernet
	PDS-80 CA 24V	6,6 m (22 ft) máx. por uno o dos puertos	UL: 120 a 277 VAC, rango automático CE, RCM, CQC: 120 a 240 VAC, rango automático PSE: 100 a 200 VAC, rango automático	80 W máx	Ubicación seca / húmeda, IP66	DMX or Ethernet

Fuentes de alimentación

Usadas con	Fuente de alimentación	Compatibilidad de energía	Salida de energía	Entorno	Certificación
Diseñada para uso con CM400 48V EO	PS480 48V Montaje en riel DIN	90 a 264 VAC, 47/63 Hz	48 VDC	Ubicación seca, IP20	UL/cUL, CE
Fuente de reemplazo PDS400 48V EO	PS600 48V	90 a 305 VAC, 47/63 Hz	48 VDC	Ubicación seca/ húmeda/mojada, IP65, 5G	UL/cUL, CE

Protección contra sobretensiones

Usadas con	Producto	Entrada de energía	Protección contra sobretensiones	Certificación
La protección contra sobretensiones protege de transitorios eléctricos acoplados en las líneas L, N y G, datos y cables de 4 hilos de luminarias Powercore de Color Kinetics	Protector de sobretensiones Powercore Carcasa de aluminio para exterior, clasificación IP66	UL: 120 to 277 VAC, 50/60 Hz CE: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz	Probado a 10 kA: salida hasta 1 kV LN y 2 kV LG & NG (UL1449 5.ª ed.). Salida hasta 4 kV LN y 2.5 kV LG, NG (IEC 6164311). Protección contra sobretensiones hasta 12 kV / 10 kA para todas las tecnologías de iluminación.	UL/cUL, CE

Convertidor de señal de atenuación

Usadas con	Producto	Compatibilidad de energía	Salida de energía	Entorno	Certificación
Diseñado para uso con luminarias EssentialWhite y EssentialColor regulables de ELV de Color Kinetics, con hasta 450 VA a 120 VAC o hasta 1.000 VA a 277 VAC	DM1000 010 V Dimmer Montaje en caja de conexión cuadrada estándar de 4 pulgadas	Monofásico 120/277 VAC, 60 Hz	450 VA maximum @ 120 VAC 1,000 VA maximum @ 277 VAC	Ubicación seca/ húmeda, apto para plenum	UL/cUL, FCC Clase A

Tecnologías Color Kinetics

Nuestro portafolio incluye tecnologías que aportan nuevas capacidades y ofrecen beneficios claros.

Chromasync Pro

Nuestra avanzada tecnología de optimización de salida representa un gran avance en la consistencia y precisión del color. Además, brinda otro beneficio muy demandado: la simplicidad. Más información >

FluxBoost

Con FluxBoost, un proyecto puede aprovechar mejor el presupuesto de potencia asignado, lo que permite una salida significativamente mayor, reduce el desperdicio y aumenta la eficiencia. Más información >

IntelliHue Pro

Nuestra avanzada tecnología de mezcla de color produce iluminación blanca de alta calidad, pasteles sutiles y colores completamente saturados en la misma luminaria, con control preciso. Más información >

Optibin

Nuestra tecnología de optimización LED comienza el proceso de consistencia cromática agrupando (binning) los LED tanto por flujo luminoso como por longitud de onda central. Más información >

OptiField

La óptica OptiField crea un haz rectangular innovador que cubre grandes superficies con luz completa, uniforme y brillante, logrando mayor área con menos luminarias. Más información >

Powercore

Nuestra probada tecnología de gestión de energía combina el voltaje de línea y los datos de control en un solo cable estándar, lo que simplifica la instalación y reduce el costo total del sistema.

Familia de productos	Tecnología de consistencia del color	FluxBoost	IntelliHue	Optibin	OptiField	Powercore
Accent MX Powercore		—	—	—	—	Powercore
Accent Compact	—	—	—	—	—	—
ArchiPoint Powercore	Chromasync	—	—	Optibin	—	Powercore
BlastElite Powercore	Chromasync Pro	FluxBoost	IntelliHue Pro	Optibin	—	Powercore Pro
Blast Powercore	Chromasync	—	IntelliHue	Optibin	OptiField	Powercore
Burst Powercore	Chromasync	—	IntelliHue	Optibin	—	Powercore
BurstScape Powercore	Chromasync Pro	—	IntelliHue	Optibin	—	Powercore
Cove Powercore	—	—	—	Optibin	—	Powercore
C-Splash 2	—	—	—	Optibin	—	—
FlexElite	Chromasync	FluxBoost	IntelliHue	Optibin	—	—
Flex	—	—	—	—	—	—
Graze Elite Powercore	Chromasync Pro	FluxBoost	IntelliHue Pro	Optibin	—	Powercore Pro
Graze Powercore	Chromasync	—	IntelliHue	Optibin	—	Powercore
Graze Compact Powercore	Chromasync	FluxBoost	IntelliHue	Optibin	—	Powercore
PureStyle & PureStyle Compact Powercore	Chromasync	FluxBoost	IntelliHue	Optibin	—	Powercore
ReachElite Powercore	Chromasync Pro	FluxBoost	IntelliHue	Optibin	—	Powercore Pro
OneSpace gen2	—	FluxBoost	—	—	—	—
Luminous Textile gen2	—	FluxBoost	—	—	—	—
Vaya Free Form	—	—	—	—	—	—
Vaya Tube	—	—	—	—	—	—

Control creativo con nuestro sistema completo y fácil de usar



El portafolio de **Creación y Control de Color Kinetics** fue diseñado para creadores de contenido, proporcionando una forma más rápida y sencilla de crear espectáculos de iluminación espectaculares. Con herramientas fáciles de usar y una interfaz intuitiva, todo se combina para ofrecer una excelente experiencia.

El portafolio de **Creación y Control de Color Kinetics** incluye:

- **ColorPlay 4** – Software creativo de autoría de última generación.
- **QuickPlay Pro 2** – Software avanzado de puesta en marcha y control.
- **iPlayer 4** – Solución compacta pero potente para almacenamiento y reproducción de espectáculos.

Controladores

Características	 iColor Player	 ColorDial Pro	 Antumbra Button iColor Keypad	 Antumbra Touch iColor Keypad	 iPlayer 3	 iPlayer 4
Protocolo	DMX	Ethernet	Ethernet	Ethernet	DMX	Ethernet
Nodos	170	170			340	500 – 15,000
Universos de luz	1	1			2	1 – 90
Cantidad de espectáculos de iluminación	1	8	6	6	>100	>100
Reproducción de efectos (cantidad)	25	7	6	6	25	12
Reproducción de video	—	—	—	—	—	Efectos de animación con imagen/cuadro
Programación	—	—	—	—	Configurable en el dispositivo	Configurable mediante interfaz web
Zonas múltiples	—	—	—	—	—	Compatible
Integración de sensores	—	—	—	—	Cierre de contacto con AuxBox vía puerto serial	—
Integración de teclado	—	—	Integrado	Integrado	Teclado serial	Teclado Ethernet
API / Nube	—	—	—	—	—	HTTP REST vía Interact Landmark
Software de puesta en marcha	QuickPlay Pro 2	QuickPlay Pro 2	QuickPlay Pro 2	QuickPlay Pro 2	QuickPlay Pro 2	QuickPlay Pro 2
Software de autoría	Color-Play 3	—	Antumbra iColor Keypad Effect Manager	Antumbra iColor Keypad Effect Manager	ColorPlay 3	Light System Composer
Consumo de energía	5 W	PoE	3 W máx vía PoE	3 W máx vía PoE	5 W	180 W máximo

Dispositivos de red para controladores

Producto	Usado con	Control	Consumo de energía	Entorno	Certificación
AuxBox	iPlayer 3, iPlayer 4	Serial via iPlayer 3	—	Ubicación seca	UL/cUL, CE
DMX Splitter and Booster	Divisor/amplificador DMX/RDM compatible con comunicaciones bidireccionales de Color Kinetics y productos Vaya	—	4.5 W máximo	IP20, aplicaciones interiores	FCC Clase B, CE, ETL
Multi-Protocol Converter	Permite el uso de fuentes de alimentación DMX con cualquier dispositivo basado en Ethernet (ColorDial Pro)	Convertidor de protocolo de iluminación: KINET a DMX512, DMX512 a KINET y RS232 a KINET	—	Ubicación seca, IP40	FCC Clase A, CE
Luminex Luminode 4 DIN	Controla luminarias Color Kinetics vía controladores ColorDial Pro, Antumbra iColor Keypad o de terceros	Luminex Luminode 4 DIN acepta KINET y ArtNet, y transmite DMX Light data a hasta cuatro universos	10 W	Ubicación seca	UL/cUL, FCC Clase A, CE, UKCA, IEC, CB, ICES
PoE Injector	Diseñado para usarse con controladores Color Kinetics que requieren alimentación PoE	Ethernet IEEE 802.3af compatible	15.4 W	Interior, IP20	UL, FCC Clase B, CE, C-Tick, CCC, S-Jet, TUV, SAA
PoE Switch	Switch Gigabit de 8 puertos con PoE, diseñado para conectarse con ColorDial Pro y convertidor multiprotocolo	Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, 802.3x Flow Control, 802.3az Power over Data Pairs)	63.2 W máximo	Interior, IP20	UL/cUL, FCC Clase B, CE, C-Tick
DALI Dimming Module	Integra luminarias Vaya Cove LP G2 en un entorno de control DALI		1 W	Interior	UL, FCC Clase A, CE

Interfaces de usuario

Producto	Usado con	Control	Potencia	Entorno	Certificación
Antumbra Button Ethernet Keypad	ColorDial Pro, Antumbra iColor Keypad	Ethernet. Compatible con conmutación 10/100 Mbps half o full duplex. Alimentación PoE o adaptador 802.3af compatible. Soporta conmutadores para uso sin IEEE 802.3af	3 W máximo vía PoE	Interior, IP20	UL/cUL, FCC Clase A, CE, CQC, C-Tick
Antumbra Touch Ethernet Keypad					
Controller Keypad	iPlayer 3	Serial. +5 VDC @ 50 mA, desde iPlayer 3	—	Interior, seco	CE

Firmware & Software

Producto	Usado con	Descripción	Sistema operativo
Antumbra iColor Keypad Effect Manager	Antumbra iColor Keypad (Button, Touch)	Permite modificar rápidamente los efectos de iluminación y la configuración en tu Antumbra iColor Keypad.	Windows, Mac
ColorPlay 4 Software	iPlayer 4	Parte del portafolio de Creación y Control , el software de autoría ColorPlay 4 ofrece edición de espectáculos de iluminación basada en líneas de tiempo, efectos dinámicos animados y una amplia variedad de potentes herramientas de diseño para agrupar las luminarias como desees.	Windows, Mac
ColorPlay 3 Software	iPlayer 3, iColor Player	Software robusto, fácil de usar, para la autoría y gestión de espectáculos de iluminación LED.	Windows, Mac
Configuration Calculator Software	Color Kinetics products	Ayuda a determinar el número de luminarias que cada circuito puede soportar, según el tipo de luminaria, la fuente de alimentación, el calibre del conductor, la carga del circuito y la longitud de los cables.	Windows, Mac
Management Tool	iPlayer 4	Descubre automáticamente todos los componentes de iluminación, lo que te permite mapear rápidamente tu instalación.	Windows, Mac
iPlayer 4 Firmware	iPlayer 4	Firmware para ejecutar el hardware de iPlayer 4.	—
QuickPlay Pro 2 Software	iPlayer 4, iPlayer 3, CK Luminaires, Power/Data Supplies	Software de configuración, prueba y puesta en marcha para la mayoría de los productos de Color Kinetics.	Windows, Mac
Vaya Configuration Calculator Software	Vaya products	Cree planos de iluminación para las luminarias Vaya.	Windows

Independientemente del tamaño y la intención de tu instalación de iluminación, ¡tenemos una solución para tu proyecto!

¡Contáctanos!
www.signify.com/es-mx



Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 800 508 9000

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambio sin aviso. Signify no realiza declaración alguna ni ofrece garantías en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en el presente documento y no será responsable de ninguna acción realizada con base en ésta. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.colorkinetics.com