



Signify, antes Philips Lighting, líder mundial en iluminación con más de 130 años transformando el mundo con el poder de la luz, la innovación y la sostenibilidad.

Te ofrecemos soluciones integrales de iluminación LED y conectada para todo tipo de aplicación interior y exterior.

**¡Estamos listos para iluminar
tus ideas y proyectos!**

Nuestras marcas

PHILIPS

LIGHTOLIER

Day-Brite
CFI



El tiempo de LED es ahora ¡Haz el gran cambio con Philips LED!



Tubos LED

Tubo FA8



6.500K



30.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
NA	929004253112	CorePro LEDTube 1200mm 16W 865 T8 FA8 WV	16	100 - 240	1800
NA	929003604911	CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV	32	110 - 240	3600
NA	929003605012	CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 CT WV	32	110 - 240	3600

Ecofit



6.500K



15.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003561511	929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VVWV	16	100-277	1600
929003561711	929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VVWV	8	100-277	800



4.000K



15.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003561411	929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VVWV	16	100-277	1600
929003561611	929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VVWV	8	100-277	800

Core Pro



6.500K



40.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001947811	929003534911	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VVWV T8	18	100-277	2100
929001947411	929003534511	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 VVWV T8	8	100-277	800



4.000K



40.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001947711	929003534811	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VVWV T8	18	100-277	2100
929001947311	929003534411	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VVWV T8	8	100-277	800

Core Pro T5



6.500K



30.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
NA	929001275512	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX	8	100 - 240	900
NA	929001275312	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX	16	100 - 240	1850



4.000K



30.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001334403	929001275412	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	8	100 - 240	900
NA	929001275212	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	16	100 - 240	1850

T8 Master



6.500K



60.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003557612	929004285212	MAS LEDtube 1200mm HO VVWV 14W 865 T8	14	100 - 277	2100
929003557812	929004285412	MAS LEDtube 600mm HO VVWV 8W 865 T8	8	100 - 277	1050



4.000K



60.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003557512	929004285112	MAS LEDtube 1200mm HO VVWV 14W 840 T8	14	100 - 277	2100
929003557712	929004285312	MAS LEDtube 600mm HO VVWV 8W 840 T8	8	100 - 277	1050

Tubo ultra eficiente



4.000K



6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)	MT0/MTS
NA	929003794904	9.5T8/MAS/48-840/MF18/G/DIM 25/1	9,5	120-277	1810	MTS
NA	929003795004	9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM 25/1	9,5	120-277	1810	MTS

Tubo con 5CCT



3.000K,
3.500K



4.000K



5.000K,
6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)	MT0/MTS
929003540104	929003794704	12T8/COR/48-5CCT/FF18/G/DIM 25/1	12	120-277	1800	MTS
NA	929003794504	7.5T8/COR/24-5CCT/FF11/G/DIM 25/1	7,5	120-277	1100	MTS

LED Spots



7MR16



3.000K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001880804	929003076304	7MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB	7	12	515



5.5PAR20



2200
2700K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003026304	929003739304	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	5,5	120	600

TrueForce LED

Tforce HB



6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001813112	929002281912	TForce HB 140W E40 865 WB LA	140	110-277	20000



4.000K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001812912	929002281712	TForce HB 140W E40 840 WB LA	140	110-277	20000

TForce Core HB



6.500K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929004271112	929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	30	100-240	2500
929002354112	929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	40	100-240	3000
929002354212	929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	50	100-240	4000
NA	929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	60	100-240	5000
929001990412	929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	60	100-240	7000
929001990612	929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	80	100-240	9000

Paneles

Panel RC048B



6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401855181	911401858085	RC048B LED425/865 100-277 W30L121 LA	34	100 - 277	4260
911401854581	911401857685	RC048B LED425/865 100-277 W60L60 LA	34	100 - 277	4260



4.000K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401855081	911401857985	RC048B LED425/840 100-277 W30L121 LA	34	100 - 277	4260
911401854481	911401857585	RC048B LED425/840 100-277 W60L60 LA	34	120 - 277	4260

Highbay

BY320P G2



6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401873381	911401886085	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB	150	120 - 277	19500



6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401873581	911401886385	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB	200	120 - 277	28000
911401873181	911401885785	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB	100	120 - 277	14000

Luminarias de emergencia

Emergency



6.500K



30.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
919406020731	919406023341	Lum Emergencia LEDR1W5 G2	2	120 - 277	220

Waterproof

WT065C LED



6.500K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
919053055566	911401878985	WT065C LED225/865 1-10V L600 LA	18	120 - 277	2200
919053055568	911401879185	WT065C LED455/865 1-10V L1200 LA	36	120 - 277	4500
NA	911401879385	WT065C LED705/865 1-10V L1200 LA	45	120 - 277	7000

*Posibilidad de dimerización a 0-10V



4.000K



50.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
NA	911401878885	WT065C LED225/840 1-10V L600 LA	18	120 - 277	2200
919053055567	911401879085	WT065C LED455/840 1-10V L1200 LA	36	120 - 277	4500
NA	911401879285	WT065C LED705/840 1-10V L1200 LA	45	120 - 277	7000

*Posibilidad de dimerización a 0-10V

Carcasa



12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
919053055550	911401820903	TCW063 2XTLED PW G2	NA	NA	NA

Batten LED



12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401817082	911401816382	BN011C 1xtLED L1200 G2 GC	NA	NA	NA
NA	911401817282	BN011C 2XTLED L1200 G2 GM	NA	NA	NA

Reflectores LED

BVP152 G4



6.500K



20.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401830883	911401823588	BVP152 G4 LED10/CW 10W 110-277V SWB	10	110 - 277	1050
911401832586	911401823688	BVP152 G4 LED20/CW 20W 110-277V SWB	20	120 - 277	2000
911401833586	911401823788	BVP152 G4 LED30/CW 30W 110-277V SWB	30	110 - 277	3000
911401834586	911401823888	BVP152 G4 LED50/CW 50W 110-277V SWB	50	110 - 277	5000

BVP153 G4



6.500K



20.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401836586	911401823988	BVP153 G4 LED100/CW 100W 110-277V SWB	100	110 - 277	10000
911401837586	911401824088	BVP153 G4 LED150/CW 150W 110-277V SWB	150	110 - 277	15000
911401838586	911401824188	BVP153 G4 LED200/CW 200W 110-277V SWB	200	110 - 277	20000

Iluminación Solar

Wallpack solar



6.500K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)
911401828202	911401877302	BWS010 LED1/765 G2	1	100
911401828302	911401877402	BWS010 LED3/765 G2	3	300

Luminario solar vialidades



6.500K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)
911401827802	911401894202	BRC010 LED10/765 kit G2	6,5	1000
911401827902	911401894302	BRC010 LED20/765 kit G2	13,1	2000
911401828002	911401894402	BRC010 LED40/765 kit G2	24,5	4000

Reflector Solar de baja potencia



6.500K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)
911401827202	911401882902	BVC080 LED6/765	4	600
911401827302	911401883002	BVC080 LED9/765	6	900
911401827402	911401883102	BVC080 LED15/765	10	1500

Reflector Solar de alta potencia



5.700K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)
911401835902	911401884902	BVP080 LED20/757 100 G2	13	2000
911401835802	911401885002	BVP080 LED30/757 150 G2	20	3000
911401836102	911401884702	BVP080 LED48/757 200 G2	32	4800

Luminarios Solares de exterior



6.500K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)
NA	911401890402	BGS151 LED6/765 Wall R Solar	1,8	600
NA	911401890502	BGS151 LED6/765 Gate Top R Solar	1,8	600
NA	911401890602	BGS151 LED6/765 Bollard RS Solar	1,8	600
NA	911401890702	BGS151 LED6/765 Bollard RL Solar	1,8	600
NA	911401890202	BGS151 LED6/765 Wall S Solar	1,9	600
NA	911401890302	BGS151 LED6/765 Bollard SL Solar	1,9	600

Luminario Solar a prueba de vapor



6.500K



25.000 Hs

12NC Antecesor	12NC Actual	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)
NA	911401887902	WT080C LED16/865	8	1600
NA	911401888202	WT080C LED25/865	15	2500
NA	911401888502	WT080C LED36/865	20	3600



Iluminación LED confiable y a buen precio

¡Cuida tu bolsillo con PILA!




Panel LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
911401873782	911401881285	PILA RCO07B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3	40	120~277	3600

Luz Fria
6.500K

Vida útil
25,000 h



Reflector LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
911401831485	911401820588	PILA BVP008 50W 110~240 CW SE G2	50	110~240	4250
911401847381	911401820788	PILA BVP008 100W 110~240 CW SE G2	100	110~240	8500
911401831685	911401895485	PILA BVP008 G2 150W 120~277 CW	150	120~277	12750
911401831785	911401821188	PILA BVP008 200W 110~240 CW SE G2	200	110~240	17000

Luz Fria
6.500K

Vida útil
10,000 h



Bulbo LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
929002312434 NA	929003760334	PILA LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12MX	10	100~130	800
	929003760734	PILA LEDBulb 16W E27 6500KLV 1PF/12	16	120	1500

Luz Fria
6.500K

Vida útil
15,000 h



Tubo LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
929003128112 NA	929003561512	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	16	100~220	1600
	929003561712	PILA LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	8	100~220	800

Luz Fria
6.500K

Vida útil
15,000 h



HighBay LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
NA	911401878184	PILA BY007 100W/CW 120~277 WB	100	120~277	11000
NA	911401878284	PILA BY007 150W/CW 120~277 WB	150	120~277	16500
NA	911401878384	PILA BY007 200W/CW 120~277 WB	200	120~277	22000

Luz Fria
6.500K

Vida útil
30,000 h



Downlight LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
NA	929004076202	PILA DL052 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV	12	110~240	900
NA	929004076502	PILA DL052 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV	18	110~240	1300

Luz Fria
6.500K

Vida útil
15,000 h



Downlight LED

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
Anterior	Actual		(w)	(V)	(lm)
NA	929004078602	PILA DL052 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	12	110~240	900

Luz Fria
6.500K

Vida útil
15,000 h



Conoce nuestro portafolio de Iluminación Selectable ¡Puedes ajustarla cuando lo necesites!

Day-Brite
CFI
by @ignify



Highbay HCY LED



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Voltaje	Potencia ajustable	Temp. de color ajustable	Flujo Luminoso ajustable	Vida útil
Anterior	Actual		(V)	(W)	(K)	(lm)	(Hs)
911401874482	911401809987	HCY0823L8CST_UN3_DIM_BK	120-347	50/90/150	3500/4000/5000	8000/14000/23000	50.000
911401874582	911401810087	HCY2437L8CST_UN3_DIM_BK	120-347	200/ 238	3500/4000/5000	24000/32000/37000	50.000

Control 0-10V, sensor de ocupación configurable con control remoto IR



SDS Selectable Strip



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Voltaje	Potencia ajustable	Temp. de color ajustable	Flujo Luminoso ajustable	Vida útil
Anterior	Actual		(V)	(W)	(K)	(lm)	(Hs)
NA	911401870782	SDS21224L8CST-UNV-DIM	120-277	10/15/20	3500/4000/5000	1200/1800/2400	50.000
911401870882	911401847087	SDS42550LCST-UN3-DIM-OCC	120-347	20/30/40	3500/4000/5000	2430/3640/4850	50.000
NA	911401870982	SDS84998L8CST-UNV-DIM	120-277	40/60/80	3500/4000/5000	4900/7350/9800	50.000



Selectable Backlit LED Panel



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Voltaje	Potencia ajustable	Temp. de color ajustable	Flujo Luminoso ajustable	Vida útil
Anterior	Actual		(V)	(W)	(K)	(lm)	(Hs)
NA	912401592648	1SBP2035L8DS-4-UNV-DIM	120-277	(18/28/33)	(3500/4000/5000)	2400-3500-4000	67.000
NA	911401837781	2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM	120-277	(30/35/40)	(3500/4000/5000)	3200-4200	67.000
911401837881	912401707031	2SBP3550L8CS-4-UNV-DIM	120-277	(30/35/40)	(3500/4000/5000)	4100-5800	67.000



Flat Downlight

Potencia
ajustable mediante
switch

Flujo luminoso
ajustable mediante
switch

Temperatura de color
ajustable mediante
switch

Código 12NC	Código 12NC	Descripción	Voltaje	Potencia ajustable	Temp. de color ajustable	Flujo Luminoso ajustable	Vida útil
Anterior	Actual		(V)	(W)	(K)	(lm)	(Hs)
NA	911401825484	FD4RSLMZ10SCTUW	120-277	9-11	2700, 3000, 3500, 4000, 5000	540-700	50.000
NA	911401825784	FD6RSLMZ10SCTUW	120-277	12-15	2700, 3000, 3500, 4000, 5000	900-1100	50.000
NA	911401825884	FD8RSLMZ10SCTUW	120-277	15-18	2700, 3000, 3500, 4000, 5000	1100-1300	50.000

Control 0-10V



Conoce más de nuestros productos en
www.signify.com/es-mx