

PHILIPS

All-in

Przegląd produktów Philips Ledinaire i źródeł światła typu All-in

Innowacyjne i proste w instalacji

Poznaj produkty typu "All-in", które łączą wiele funkcji w jednym, umożliwiając maksymalną elastyczność w projekcie i instalacji.



Philips Ledinaire All-in

Wszystko, co potrzebujesz do kolejnego zlecenia



Oprawy Philips Ledinaire All-in oferują do 3 temperatur barwowych i do 3 strumieni świetlnych w jednej oprawie. Instalację ułatwiają niezawodne szybkozłączki. Ciesz się większym komfortem i zyskaj elastyczność, dzięki możliwości dostosowania oświetlenia na miejscu, za pomocą jednego przełącznika.



Zintegrowany przełącznik

Jak to działa?

- Strumień świetlny i/lub temperaturę barwową można regulować za pomocą zintegrowanego przełącznika*
- Temperatury barwowe: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K*
- Strumienie świetlne: 1100 lm/1700 lm, 2900 lm/4800 lm, 4100 lm/6800 lm*

Korzyści:

- **Mniejsze ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy.** Wystarczy zmienić ustawienia, aby dopasować parametry oświetlenia do potrzeb.
- **Idealne rozwiązanie przy konserwacji** – ustaw odpowiednie parametry podczas wymiany oprawy lub dostosuj je już po instalacji.
- **Szybki i sprawny montaż**, dzięki szybkozłączkom.
- **Oprawy „all-in” spełniają wszystkie normy**, dzięki czemu możesz cieszyć się doskonałą jakością oświetlenia.
- **Mniej kodów pełne portfolio** - z nawet 6 kodów do 1 - optymalizuj swoje stany magazynowe i usprawniaj biznes, zachowując pełną ofertę

* W zależności od produktu.

Philips Ledinaire Downlight All-in



Energooszczędna, profesjonalna oprawa oświetleniowa do zastosowań ogólnych

Przeznaczona do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych oraz miejsc ogólnodostępnych

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja temperatury barwowej za pomocą wbudowanego przełącznika
- Dostępne warianty temperatury barwowej: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Dwa rozmiary: Ø150 mm i Ø200 mm
- Pokrywa przednia IP44 i Direct IC (montaż oprawy bezpośrednio pod warstwą materiału izolacyjnego).
- Wygodna szybkozłączka umożliwiająca łatwy i szybki montaż
- Dostępne akcesoria - kołnierz zewnętrzny w kolorze BK (czarny) lub SI (srebrny)

Philips Ledinaire Wall-mounted All-in



Niezawodna oprawa o szerokiej gamie zastosowań

Przeznaczona do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, korytarzy i klatek schodowych

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja temperatury barwowej za pomocą wbudowanego przełącznika
- Dostępne warianty temperatury barwowej: 3000 K / 4000 K / 6000 K
- IP65 / IK08
- Montaż na ścianie lub suficie
- Wygodna szybkozłączka umożliwiająca łatwy i szybki montaż
- Dostępne akcesoria - kołnierz zewnętrzny w kolorze BK (czarny)

Naświetlacz Philips Ledinaire All-in



Energooszczędny, profesjonalny naświetlacz do oświetlenia zewnętrznego

Przeznaczona do oświetlenia terenów zewnętrznych, parkingów, witryn sklepowych, otoczenia budynków oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja temperatury barwowej za pomocą wbudowanego przełącznika
- Dostępne warianty temperatury barwowej: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- IP65 / IK07 (BVP167) lub IP65 / IK08 (BVP169)
- Dostępne wersje MDU z czujnikiem ruchu

Oprawa hermetyczna Philips Ledinaire All-in



Maksymalna wydajność i doskonała trwałość w jednej oprawie

Przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja strumienia świetlnego za pomocą wbudowanego przełącznika
- Temperatura barwowa: 4000 K
- IP65 / IK08
- Wygodna szybkozłączka umożliwiająca łatwy i szybki montaż
- Dedykowane kody z okablowaniem przelotowym

Philips Ledinaire Highbay All-in



Idealny wybór dla codziennych zadań oświetleniowych

Przeznaczony do oświetlenia magazynów i hal produkcyjnych

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja temperatury barwowej i strumienia świetlnego za pomocą wbudowanych przełączników
- Dostępne warianty temperatury barwowej: 4000 K / 5000 K / 6500 K
- Dostępne warianty strumienia świetlnego: 15000 lm / 22000 lm / 28000 lm
- IP65 / IK07
- Montaż na hakach lub opcjonalnie na wspornikach
- Gniazdo na opcjonalny czujnik ruchu i światła

Philips Ledinaire ClearAccent All-in



Oprawa do zastosowań akcentujących

Przeznaczony do oświetlenia w miejscach ogólnodostępnych w usługach hotelowych, w biurach i sklepach

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja temperatury barwowej za pomocą wbudowanego przełącznika
- Dostępne warianty temperatury barwowej: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- IP65 (front), IP20 (tył oprawy)
- Wygodna szybkozłączka umożliwia łatwy i szybki montaż
- Oprawy dostępne w kolorach WH (biały) oraz BK (czarny). Akcesoria zewnętrzne - kołnierz dekoracyjny w kolorze GD (złoty) lub SI (srebrny)

Philips Ledinaire Panel All-in




Zaprojektowany tak, aby zapewnić komfortowe, rozproszone i energooszczędne oświetlenie

Przeznaczony do oświetlenia biur, klas szkolnych (wersja OC - UGR19), ciągów komunikacyjnych, korytarzy i miejsc ogólnodostępnych

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja temperatury barwowej za pomocą wbudowanego przełącznika
- Dostępne warianty temperatury barwowej: 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Dostępne wersje 60x60 i 120x30 cm
- Dostępna wersja ze sterowaniem DALI
- Dostępna również wersja NOC UGR>19 do oświetlenia przestrzeni ogólnych

Philips Ledinaire Surface-mounted All-in



Ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie LED przeznaczone do oświetlenia przestrzeni ogólnych

Przeznaczony do oświetlenia biur, klas szkolnych (wersja OC - UGR19), ciągów komunikacyjnych, korytarzy i miejsc ogólnodostępnych (wersja NOC UGR>19)

Najważniejsze cechy produktu:

- Łatwa regulacja strumienia świetlnego za pomocą wbudowanego przełącznika
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Rozmiar 120x20 cm
- Wygodna szybkozłączka umożliwia łatwy i szybki montaż

Philips Ledinaire All-in



Przemysł



Parkingi



Biura, placówki edukacyjne i medyczne

Obszary zastosowań



Oprawy hermetyczne
Ledinaire All-in



Oprawy hermetyczne
Ledinaire All-in



Ledinaire panel All-in



Ledinaire
Downlight All-in



Ledinaire Highbay All-in



Ledinaire ClearAccent All-in



Ledinaire Surface-
mounted All-in



Handel i hotelarstwo

Obszary zastosowań



Ledinaire panel All-in



Ledinaire ClearAccent All-in



Ledinaire
Downlight All-in



Ledinaire Surface-
mounted All-in



Ledinaire Highbay All-in



Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne (np. korytarze, hole, wejścia, klatki schodowe, toalety)



Przestrzenie zewnętrzne

Obszary zastosowań



Ledinaire ClearAccent All-in



Ledinaire
Downlight All-in



Ledinaire
Wall-mounted All-in



Naświetlacze Ledinaire All-in

PHILIPS

All-in

Źródła światła LED Philips CorePro All-in

Wszystko, co potrzebujesz do kolejnego zlecenia




Nowość: pierwszy
reflektor GU10
z serii All-in



Źródła światła Philips LED CorePro All-in łączą do 5 kodów w 1, oferując do 5 temperatur barwowych w jednej żarówce. Zapewniają maksymalną wygodę i elastyczność dzięki możliwości dostosowania oświetlenia na miejscu, za pomocą jednego przełącznika. Ta najnowsza propozycja w portfolio źródeł światła Philips LED to wszechstronne rozwiązanie do wszystkich zastosowań – sprawdzą się idealnie zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji oświetlenia.

Jak to działa?

- Temperaturę barwową można regulować za pomocą zintegrowanego przełącznika
- Temperatury barwowe:
Żarówki LED All-in: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K,
Reflektory punktowe LED All-in: 2700K, 3000K, 4000K



Korzyści



Zawsze właściwy wybór

Mniejsze ryzyko wyboru niewłaściwego źródła światła. Wystarczy zmienić ustawienia, aby dopasować oświetlenie do potrzeb.



Idealne rozwiązanie przy konserwacji

Ustaw odpowiednie parametry podczas wymiany źródła lub dostosuj je już po instalacji.



Niezawodna jakość Philips

Źródła światła „All-in” spełniają wszystkie normy, dzięki czemu możesz cieszyć się doskonałą jakością oświetlenia.



Mniej kodów – pełne portfolio

Z nawet 5 kodów do 1 – optymalizuj swoje stany magazynowe i usprawniaj biznes, zachowując pełną ofertę.

Philips LED PLC CorePro All-in

3 kody - 1 produkt

- 3 temperatury barwowe w jednym źródle światła
- Spełnia rygorystyczne kryteria EyeComfort¹
- CRI80 dla dobrego oddawania barw
- Trwały materiał plastikowy
- Montaż poziomy i pionowy – pełna elastyczność zastosowania
- Kąt świecenia 360° - równomierna dystrybucja światła, bez ciemnych stref przy montażu pionowym
- 3 lata gwarancji²



Nazwy produktów	Strumień świetlny (lm)	CCT (zmienna)	EAN	12NC
	lm	K		
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	810/850/850	3000/4000/6500	8721103035011	929004252802
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	930/980/980	3000/4000/6500	8721103035011	929004252902
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	1240/1300/1300	3000/4000/6500	8721103035011	929004253002

Żarówka LED A60 Philips CorePro All-in

5 kodów - 1 produkt

- 5 temperatur barwowych w jednej żarówce
- Spełnia rygorystyczne kryteria EyeComfort¹
- Możliwość ściemniania
- CRI80 dla dobrego oddawania barw
- Trwały materiał plastikowy
- 2 lata gwarancji²



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	CCT (zmienna)	EAN	12NC
	lm	K		
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	806	2700/3000/4000/5000/6500	8720169353336	929003785202

Reflektor punktowy LED GU10 Philips CorePro All-in

3 kody - 1 produkt

- 3 temperatury barwowe w jednym źródle światła
- Spełnia rygorystyczne kryteria EyeComfort¹
- Możliwość ściemniania
- CRI80 dla dobrego oddawania barw
- 2 lata gwarancji²



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	CCT (zmienna)	EAN	12NC
	lm	K		
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	360	2700/3000/4000	8720169369696	929004221002

¹Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu. Więcej informacji na temat migotania, efektu stroboskopowego oraz innych kryteriów i szczegółów produktów znajdziesz w [opracowaniu EyeComfort](#).

²Warunki gwarancji dostępne są na stronie: www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty



© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Signify nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności lub kompletności zawartych tu informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania podejmowane w oparciu o nie. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani nie są częścią żadnego kosztorysu czy umowy, chyba że Signify ustali inaczej. Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością firmy Signify Holding lub odpowiednich właścicieli.