Signify

Catálogo de iluminação profissional 2026



Índice

14 Signify, líder mundial em iluminação
16 A Signify tem orgulho de oferecer grandes marcas de iluminação em todo o mundo.
18 As nossas conquistas em sustentabilidade
20 Signify Switch
22 Signify Circle
24 Declarações Ambientais de Produto (EPDs)
26 Signify Lighting Academy

Aplicações



Cidades inteligentes
Página 28



Transporte e mobilidade
Página 32



Desporto e entretenimento
Página 36



Alimentação e grandes superfícies
Página 40



Hotéis
Página 44



Centros comerciais
Página 48



Moda
Página 52



Saúde
Página 56



Escritórios
Página 60



Indústria e armazéns
Página 64

Sistemas e Serviços

70 Interact
- 70 Interact para Cidades
- 74 Interact para Arquitetura
- 78 Interact para Desporto
- 82 Interact para Edifícios inteligentes
- 88 Interact para Hotéis
- 92 Interact Multisite

96 Dynalite. Sistemas de controlo para gestão de iluminação

104 Tunelogic e Baselogic. Sistemas de túneis

108 Multisensor D4i

110 Master Connect

112 ServiceTag

Inovações tecnológicas

116 Soluções Solares

120 Signify myCreation

122 ClearStar. Proteção do céu noturno

124 Lâmpadas Ultra Eficientes

128 NatureConnect

130 Human Centric Lighting (HCL)

132 Superfícies Luminosas: Luminous Textile, OneSpace

136 Trulifi

138 Soluções Retrofit Trunking

Luminárias Funcionais



SunStay Pro
Página 140



SunStay
Página 144



Luma gen2
Página 156



Luma gen2 Solar
Página 162



DigiStreet
Página 166



Iridium gen4
Página 170



UniStreet gen2
Página 174



UniStreet gen2 Solar
Página 178



AluRoad gen2 Pro
Página 182
Novidade

Luminárias Decorativas + Bollards



Metronomis LED
Página 186



CityCharm
Página 192



CityVario
Página 196
Novidade



TownTune Topo de Poste central
Página 200



TownTune Conical Comfort
Página 204



UrbanFlex
Página 208



ClassicStreet
Página 212



Lanterna Villa LED gen2
Página 216



Lanterna Villa LED gen2 Solar
Página 220



Heritage LED Retrofit IP66
Página 224



CityMood
Página 226



CitySoul LED gen2
Página 230



CitySoul LED gen2 Solar
Página 240



MileWide LED gen2
Página 244



TownTune assimétrica
Página 250



TownTune assimétrica Solar
Página 254



TownGuide Performer
Página 258



OptiSpace Bollard
Página 262

Projectores

Para Desportos



ArenaVision LED gen3.5
Página 266



OptiVision LED gen3.5
Página 270



GameVision
Página 274
Novidade



ClearFlood gen2
Página 278
Novidade



Coreline Tempo LED
Página 282

Para Postos de combustível



Mini 300 gen3
Página 286

Para Túneis



TubeLine
Página 290



TubePoint gen2
Página 294

Projetores para iluminação Arquitetónica

Gama Color Kinetics



ReachElite
Página 298



Blast Powercore gen5
Página 304



BlastElite
Página 310
Novidade



Burst Powercore gen3
Página 314



BurstScape
Página 318



C-Splash 2
Página 322



Graze Elite
Página 326



Graze Powercore
Página 330



Graze Compact
Página 334



Accent MX Powercore gen3
Página 338



Accent Compact
Página 342



Vaya Tube G2
Página 346



Archipoint
Página 350



FlexElite
Página 354



Flex
Página 358



Flex Compact Pro
Página 362
Novidade



Vaya Free Form
Página 366



Controladores, equipamentos auxiliares, interfaces de utilizador e software a Color Kinetics
Página 372



Fontes de alimentação e dados e protetor contra picos de tensão
Página 386

Projectores para Iluminação Arquitetónica

Gama Philips UNI



UniEdge
Página 400



UniStrip
Página 402



UniFlood C Pro
Página 404



UniSpot
Página 406
Novidade



UniFlood M gen2
Página 408



UniFlood G G2
Página 410



UniBar
Página 412



UniDot G3
Página 414



UniString
Página 416



Controladores e acessórios
Página 420

Iltiluce Gama para exteriores



Walkby
Página 426



Lux Wall
Página 426



Lux Spot S e M
Página 426



Lux Spot L
Página 426



Lux Floor
Página 426



Lux Walkway
Página 426



Riga gen2
Página 426



Miniflux
Página 426

Painéis de luz encastráveis e suspensos

SlimBlend
Página 428

CoreLine
Painel gen6
Página 432



Painéis
60x120
Página 438

Luminárias encastráveis, suspensas e salientes

PowerBalance
Página 440



TrueBlend
Página 444
Novidade

FlexBlend
encastrável,
suspensa e
saliente
Página 450

CoreLine gen4
Página 456

Linhas de luz



TrueLine
Página 464



KeyLine
Página 474



Puzzle
Página 482
Novidade

Ilti Luce Gama para interiores



Slackline gen2
Página 486



Slackline Micro
Página 486



Slackline RIM
Página 486



Zirkol C
Página 486



Zirkol Circle Wall
Página 486

Réguas



PureStyle Powercore
Página 488



CoreLine Régua G3+
Página 492



InteGrade LED Food-Fashion
Página 496

Downlights



GreenSpace Downlight 3D
Página 500
Novidade



GreenSpace PerfectFit Circular
Página 504
Novidade



Drum
Página 508



Essential
Página 512



LuxSpace Downlight
Página 516



CoreLine Downlight gen5
Página 526

CoreLine SlimDownlight Multitemperatura
Página 534

De acentuação



LuxSpace Accent
Página 540



GreenSpace Accent gen2
Página 546




CoreLine Recessed Spot gen4
Página 554



GreenSpace Evo Mini
Página 562



Accent Recessed D65
Página 566



Ambifit
Página 570

Sistemas modulares



StoreFlux Gridlight gen3
Página 574



GreenSpace Accent gen2 Gridlight
Página 578

Apliques



CoreLine Aplique All in
Página 582

CoreLine Aplique Slim All in
Página 586
Novidade



GreenSpace Evo Mini Wallmount
Página 588
Novidade



Accent Wall D65
Página 592
Novidade

Projectores e Calhas 3C



GreenSpace Evo D90
Pagina 600



Accent Track D90
Página 604



GreenSpace Evo Mini D65
Pagina 608



Accent Track D65
Página 612



Smooth
Página 616



Stylid Evo
Página 620



CoreLine Projetor gen3
Página 626



StoreFlow
Página 630



StoreSet Evo
Página 634



StoreSet Linear
Página 638



Calhas 3C
Página 642

Sistemas de calhas



Maxos fusion
Página 652

Maxos Unify
Página 660
Novidade



Maxos LED Industry
Página 668



Maxos LED Performer
Página 672



Calhas Maxos TLD e TL5
Página 676



Acessórios Calhas Maxos TLD e TL5
Página 680



CoreLine Calhas gen2.5
Página 682
Novidade

Campânulas

Decorativas



GreenSpace Evo Mini Cylinder
Página 688
Novidade



Accent Cylinder D65
Página 692
Novidade



Accent Cylinder
Página 696



Grand
Novidade
Página 700



Dome
Página 704



Original
Página 708



Industrial
Novidade
Página 712



Cord
Página 716



Jewels
Novidade
Página 720



First
Página 724

Industriais



GentleSpace gen4
Página 728
Novidade



CoreLine Campânula G5
Página 734



CoreLine Campânula G6
Página 740
Novidade

Luminárias estanques



Pacific LED gen5
Página 746



Pacific LED gen5 Value
Página 750



CoreLine Estanque gen3
Página 754
Novidade



CoreLine Estanque Tubular gen2
Página 760
Novidade

Luminárias CleanRoom



CleanRoom
CR350B
Página 766



CleanRoom
CR250B
Página 770

Sistemas de controlo

De exterior



ConnectorKit
Página 775



Zhaga Kit Connector para Multisensor de Exterior
Página 776



Nó de comunicação Solar
Página 777



Controlador Interact City Cabinet-CPU
Página 778



Cabinet Receptor LLC7730
Página 779



Amplight Battery
Página 780



Amplight Guard
Página 781



Amplight Current
Página 782



Bloco de terminais (Zhaga)
Página 783



Multisensor para aplicações externas
Página 784



Funcionalidades Drivers Iluminação Pública e Ferramentas de Programação
Página 785



BaseLogic Controlador-CPU
Página 787



TunneLogic Controlador
Página 788



Luminancimetro
Página 788



BaseLogic Transmisor LFC7710
Página 789



Componentes para Interact Sports
Página 790



Gateway Interact Landmark
Página 793

De interior



Dynalite
Página 794



OccuSwitch
Página 804



Controlo manual
Página 808

Lâmpadas



Lâmpadas ultra eficientes
Página 810



Tubos LED
Página 814



Fitas LED
Página 820



Master LEDspot
Página 824



DimTone
Página 828



Master LED
Página 830



TrueForce
Página 834

Gama Ledinaire



StreetLight Ledinaire
Página 846



Projetores Ledinaire All-in
Página 847



Projetores Ledinaire Alta potência
Página 848
Novidade



Projetores Ledinaire Solar
Página 849



Estanque G4 Ledinaire
Página 850



Estanque Vacia Philips Ledinaire
Página 851



Apliques Ledinaire
Página 852



Régua Ledinaire
Página 853

Painel saliente Ledianire
Página 854

Painel G5 Ledinaire
Página 855



Campânula Ledinaire
Página 856



SlimDownlight Ledinaire
Página 857



Clear Accent Gen2 All-in
Página 858

Informações sobre braços e colunas

Braços

861 Específicos
861 Suportes universais

Colunas

871 Específicas
871 Universais

Garantias

886 Condições especiais de venda e fornecimento
888 Termos e condições generais de venda de produtos e serviços - Signify Iberia, S.L.U.
896 Política de garantía estándar para luminarias profesionales de exterior europeias
898 Anexo 1: Disposições específicas para luminárias Outdoor Solar Profissional
899 Anexo 2: Disposições específicas para kits de melhoria exterior
900 Nós de Controlo Philips que conectam a sua iluminação publica ao Sistema Interact City
902 Garantia padrão Multisensor para Exterior Philips
904 Política de garantias padrão para luminárias profissionais de interior e sistemas de controlo de interior
906 Política de garantia para os componentes
908 Garantia padrão do produto Philips Dynalite
910 Garantia padrão para lâmpadas LED profissionais
912 Simbologia
914 Nomenclatura da iluminação exterior
918 Nomenclatura da iluminação interior

Signify, líder mundial em iluminação

Signify

A Signify é líder mundial em iluminação. Fornecemos aos clientes profissionais e consumidores produtos, sistemas e serviços de alta qualidade. Transformamos pontos de luz em fontes de dados para conectar mais dispositivos, lugares e pessoas através da luz, redefinindo o que a luz pode fazer e como as pessoas a utilizam. As nossas inovações contribuem para tornar o mundo mais seguro, mais inteligente e mais sustentável.

A Signify tem uma vasta gama de ofertas de iluminação, tanto sob a nossa própria marca como sob as nossas outras marcas, incluindo Philips, Color Kinetics e muitas mais.





Impulsionado pela inovação responsável

A Signify e a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team são movidas por uma paixão partilhada pela tecnologia e pelo desejo de ultrapassar os limites do que é possível. As nossas inovações em iluminação apoiam a nossa visão de nos tornarmos uma das equipas desportivas mais sustentáveis do mundo, contribuem para o bem-estar e desempenho dos nossos pilotos e membros da equipa e oferecem experiências únicas aos fãs, tanto na pista como em casa.

Saiba mais sobre a nossa colaboração, soluções e serviços de iluminação.

signify.com/global/partnership

A Signify é o parceiro oficial da
Equipa Mercedes-AMG PETRONAS F1

Signify
OFFICIAL
LIGHTING PARTNER

AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM

A Signify tem orgulho de oferecer grandes marcas de iluminação em todo o mundo.



Interact é a marca da nossa plataforma e software IoT que gere sistemas de iluminação inteligentes e os dados que estes recolhem. O software Interact, simples e escalável, pode ser utilizado numa vasta gama de aplicações, desde pequenos escritórios até a cidades inteiras.



Signify Dynalite apoia o desenvolvimento de edifícios inteligentes em todo o mundo há mais de 35 anos, graças à sua gama de sistemas de controlo para iluminação conectada. Além dos controlos, Signify Dynalite permite a integração das ferramentas necessárias para dar vida ao seu próximo projeto.




A Philips representa qualidade e eficiência energética em iluminação. Há mais de 135 anos que os produtos da Philips estão na vanguarda da inovação. A Philips é atualmente reconhecida como a marca líder em iluminação.

Os nossos produtos, sistemas conectados e serviços aproveitam o extraordinário potencial da luz para melhorar o bem-estar e o desempenho, enriquecer experiências e promover a sustentabilidade.



A solução de iluminação Signify NatureConnect baseia-se em princípios de design biofílico testados para nos reconectar com o mundo exterior. Imita padrões de luz natural em interiores para criar ambientes saudáveis, motivadores e atrativos.




Color Kinetics é a marca da Signify para sistemas de iluminação arquitetónica dinâmica. Estas soluções dinâmicas para exterior e interior permitem aos profissionais de iluminação desenvolver projetos únicos, tornando o comum em algo verdadeiramente extraordinário.



Os nossos sistemas Trulifi modulam ondas de luz para transmitir dados. Uma chave de acesso USB ligada a um portátil ou tablet recebe estes dados e devolve-os a um transmissor. Ao aproveitar a infraestrutura de iluminação, os clientes da Trulifi obtêm o melhor dos dois mundos: luz de excelente qualidade e uma ligação sem fios fiável, segura e de alta velocidade.








As nossas conquistas em sustentabili-dade








Recebemos a medalha de platina EcoVadis pelo sexto ano consecutivo.





Ajudamos os nossos clientes a reduzir as suas emissões através de soluções energéticas eficientes, conectadas e solares.



Estamos na lista A do CDP e somos líderes em desempenho climático e transparência.



Signify Switch

O momento de mudar para LED é agora



A iluminação é uma das formas mais rápidas e rentáveis de reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa nas cidades e nos edifícios. Com base em estudos do setor, alinhados com a AIE (Agência Internacional de Energia), estimamos de forma conservadora que o consumo global de iluminação representa cerca de 9% da procura mundial de eletricidade.

No entanto, persiste uma «lacuna digital e de eficiência»: a transição da iluminação ainda não está concluída. Atualmente, 21% dos pontos de luz existentes continuam a ser convencionais e 39% dos LED instalados são produtos de primeira geração, menos eficientes e próximos do fim da sua vida útil. Isto representa uma grande oportunidade para atualizar os sistemas de iluminação com soluções de maior desempenho, maior durabilidade e mais inteligentes.

Mais informações: **Green Switch | Signify**



Para ajudar a aproveitar esta oportunidade, a Signify dispõe da iniciativa alargada Signify Switch (anteriormente Green Switch). Trata-se de uma atualização do programa, concebida para responder melhor às necessidades dos projetos e, simultaneamente, enfrentar desafios críticos num mundo em rápida mudança.

Esta iniciativa oferece orientação prática para:

Maximizar a eficiência energética

A iluminação LED eficiente e conectada pode apoiar e aumentar ainda mais a eficiência energética, gerando poupanças e reduzindo as emissões.

Selecionar as soluções adequadas

Identificar os produtos, sistemas e serviços de iluminação ideais.

Explorar oportunidades de financiamento

Aceder a orientação e apoio para obter financiamento ou incentivos destinados à melhoria da iluminação.

Medir e otimizar o impacto

Configurar os sistemas de iluminação para que sejam o mais eficientes possível e monitorizar o respetivo desempenho ao longo do tempo.

Concebida para gerar um impacto ainda maior em países, setores e contextos políticos de todo o mundo, a Signify Switch representa o passo seguinte do nosso compromisso de apoiar um futuro mais competitivo, resiliente e seguro.

Signify Circle

Iluminação concebida para a economia circular



A oferta de soluções concebidas para a circularidade integra a iniciativa Signify Circle, dirigida a clientes profissionais para apoiar as suas ambições em matéria de economia circular. Abrange produtos, serviços e modelos de negócio alinhados com rigorosos padrões de circularidade, bem como rotulagem clara e transparente e formação para os clientes.

Entre estas soluções incluem-se os produtos Signify Circle, o Light as a Service, a refabricação, as peças de substituição e os kits de atualização. Estas soluções são concebidas para a circularidade segundo o princípio «usar menos, usar durante mais tempo, reutilizar», com o objetivo de reduzir o consumo de matérias-primas virgens e de energia, ao mesmo tempo que proporcionam valor a longo prazo aos clientes.

Mais informações: **Signify Circle**





No âmbito desta oferta, para que um produto seja considerado Signify Circle, tem de cumprir todos os critérios definidos em torno destes três princípios fundamentais:



Use less (usar menos)

Aumentar a utilização de materiais reciclados, reduzir a pegada dos materiais, eliminar substâncias nocivas e liderar em eficiência energética.

Use longer (usar durante mais tempo)

Prolongar a vida útil dos produtos, melhorar as possibilidades de atualização e facilitar a reparação.

Use again (reutilizar)

Facilitar a desmontagem e disponibilizar produtos recicláveis.

Declarações Ambientais de Produto (EPDs)

Para ajudá-lo a atingir os seus objetivos de sustentabilidade, na Signify continuamos a avançar na transparência e na inovação sustentável, disponibilizando aos nossos clientes as Declarações Ambientais de Produto (EPDs) da maior parte do nosso catálogo.



Cada vez mais, tanto as entidades públicas como as privadas procuram formas rápidas e eficazes de reduzir a sua pegada ambiental. Já sabemos o impacto que a iluminação tem no consumo de energia elétrica.

As EPDs também permitem quantificar o impacto ambiental dos produtos de iluminação ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Ao tomar uma decisão informada sobre o produto de iluminação a escolher, estas EPDs permitir-lhe-ão comparar a pegada ambiental de produtos semelhantes.



As EPDs dos nossos produtos:

+ Fornecem uma descrição completa do desempenho ambiental de cada produto, em todas as suas fases: fabricação, utilização, fim de vida e grau de reutilização/reciclagem.
+ São documentos padronizados e verificáveis gerados seguindo a metodologia “Análise do ciclo de vida (ACV)” de acordo com a norma **ISO 14025 baseada na ISO 14040/14044.**

Se precisar das EPDs de qualquer um dos nossos produtos, pode descarregá-las no **nosso site** ou pode solicitá-las ao seu representante de vendas local ou ao seu distribuidor de referência.





Signify Lighting Academy

Serviços profissionais de formação

A Lighting University oferece uma completa gama de recursos educativos a quem pretenda ampliar os seus conhecimentos sobre iluminação. Com um rico historial em iluminação, a Philips conta com uma qualificação única para estabelecer a ponte entre a vanguarda da inovação em iluminação e as soluções do mundo real de que os profissionais precisam.


O nosso Departamento de Formação associa-se aos principais especialistas mundiais para garantir uma oferta de informações atualizadas e valiosas. Estamos certos de que encontrará algo que o ilumine.



Visite o nosso site >



Biblioteca



Cursos



Webinarios



Cidades inteligentes

Transforme a sua cidade numa smart city

O software Signify Interact pode ajudar a tornar a sua cidade mais inteligente, otimizando os serviços urbanos, melhorando a segurança dos cidadãos, embelezando os espaços públicos e apoiando a equidade social.

Ao reduzir radicalmente o consumo de energia relacionado com a iluminação e as emissões de gases com efeito de estufa, o Interact coloca a sua cidade no caminho da sustentabilidade. Pode reinvestir as economias de custos em outros projetos que lhe permitam concretizar a sua visão de cidade inteligente. Interact é líder reconhecido em iluminação pública conectada, com instalações de sucesso em mais de mil cidades em todo o mundo.

Mais informações





Interact para cidades
Página 70



Iluminação solar
Página 116



Luminárias funcionais
Página 156



Luminárias decorativas + postes
Página 186



Projetores arquitetónicos
Página 298



Sistemas de controlo exterior
Página 774



Multisensor D4i
Página 108



ServiceTag
Página 112



Proteção do céu noturno. ClearStar
Página 122



Lâmpadas e equipamentos LED e Descarga exterior
Página 834



Colunas e Braços
Página 860

Crie um ecossistema de cidade inteligente que atenda às necessidades dos habitantes

Ruas e rodovias

Gestão integral de toda a iluminação urbana. Maximiza a eficiência energética e a segurança nas ruas. Automatiza a detecção de avarias e as reparações.

Reforce a identidade da sua cidade

Crie uma identidade da cidade que seja atrativa, promova o orgulho dos cidadãos e atraia turistas com a iluminação de edifícios, monumentos e pontes. A iluminação arquitetónica dinâmica ajuda a criar uma identidade única e demonstrou aumentar o turismo e as receitas para as empresas locais.

Iluminação de áreas

Ilumina parques e áreas públicas para permitir a realização de atividades noturnas seguras e agradáveis, para revitalizar a cidade e aumentar as receitas das empresas locais.

Ambientes urbanos inteligentes

Criar iluminação mais sustentável para os peões e os veículos sentem-se seguros e confortáveis. Economize energia, melhore a segurança e reduza custos em até 80% com um sistema de iluminação que detecta a presença de pessoas e veículos e fornece luz quando e onde for necessário.





Signify Interact irá ajudá-lo a:

+ Aumentar a sensação de segurança.
+ Embelezar espaços públicos.
+ Promover o compromisso dos cidadãos.
+ Melhorar a qualidade de vida e o orgulho de pertença.

Ao mesmo tempo, poderá:

+ Reduzir os custos energéticos.
+ Gerir a sua cidade com mais eficiência.
+ Reduzir as emissões de CO_2.

Mais informações na página Web >





Transporte e mobilidade

Mantenha as suas estradas seguras e eficientes

Priorize a segurança, minimize o congestionamento nas autoestradas e aumente a eficiência operacional dos seus centros de transporte.

Com um sistema de iluminação conectada, pode definir programas de iluminação rodoviária para poupar energia e garantir uma visibilidade clara aos condutores. A iluminação concebida especificamente para túneis elimina o efeito de “buraco negro” nas entradas e melhora a segurança rodoviária uma vez no interior. Permite monitorizar continuamente o consumo de energia e o desempenho dos pontos de iluminação nas estradas e nos túneis, para maximizar a eficiência das operações e manutenção.

Mais informações >





Interact para cidades
Página 70



Iluminação solar
Página 116



Luminárias funcionais
Página 156



Projetores para túneis
Página 290



Projetores para postos de combustível
Página 286



Sistemas de Controlo Exterior
Página 774



Multisensor D4i
Página 108



Sistemas para túneis
Página 104



ServiceTag
Página 112



Lâmpadas e Equipamentos LED e Descarga Exterior
Página 834



Colunas e Braços
Página 860

Melhora a eficiência operacional, a segurança e a sustentabilidade



Autoestradas e Túneis

Garanta uma condução fluida nas estradas, priorizando a segurança, minimizando o congestionamento e aumentando a eficiência operacional. Reprograme as configurações de luz, implemente ajustes instantâneos e recolha informações baseadas em dados que contribuam para atingir os objetivos de eficiência energética.

Portos

Transforme a rede de iluminação na coluna vertebral da infraestrutura inteligente de portos. Consiga poupanças consideráveis nos custos de energia, alcance excelência operacional e integre sensores de movimento, tráfego e ruído, entre outros, para monitorizar as condições ambientais.

Aeroportos

Proporciona luz adequada, oferece sinalização de orientação e contribue para a eficiência em toda a experiência no aeroporto, desde as vias de acesso à descolagem.

Estações de transporte

Garanta a segurança do público e crie uma experiência positiva para os passageiros com iluminação LED conectada. Ofereça orientação e outros serviços de localização em interiores baseados na luz. Transforme a sua estação de transporte num destino multifuncional com identidade própria.




Mais informações na página Web >



Recolhe dados meioambientais para aumentar a segurança rodoviária



Reduz o efeito do "buraco negro" nos túneis



Reduz o consumo de energia da rede em até 80%



Desporto e entretenimento

A experiência definitiva para ver, ouvir ou participar

O Interact permite espaços flexíveis e multifuncionais que podem gerar novos fluxos de receita, hospedar diferentes tipos de eventos, entusiasmar o público de maneiras novas e únicas e criar novas oportunidades de negócios.

Gerir toda a iluminação do seu estádio, campo ou instalações recreativas, incluindo iluminação do campo de jogos, iluminação de espetáculos e iluminação de fachadas, telhados, campos de treino e arquibancadas. Ajuste a iluminação de forma flexível de evento para evento ou crie um visual definido para consistência da marca. Mantenha os fãs entretidos com shows de luzes personalizados antes, durante e depois do evento principal e envolva os patrocinadores com experiências de luzes que promovam as suas ofertas e marcas.

Mais informações >





Interact para desporto
Página 78



Projetores para desporto
Página 266



Campânulas industriais
Página 728



Sistemas de controlo exterior
Página 774



Service Tag
Página 112



Lâmpadas e Equipamentos LED e Descarga Exterior
Página 834

Instalações desportivas preparadas para o futuro



Estádios e campos

Crie espaços polivalentes que gerem receitas, atraiam diferentes eventos, descubram novas oportunidades de negócios e divirta os fãs com impressionantes espetáculos de luzes. Gere de forma abrangente toda a iluminação, desde o estacionamento até ao campo de jogos, a fachada e as áreas de hotelaria.


Instalações recreativas

Melhore a eficiência operacional, a segurança do público e a sustentabilidade, ao mesmo tempo que oferece uma experiência de marca memorável. Pode criar efeitos luminosos com a sua instalação permanente de forma simples. Encantando os espectadores.



Mais informações na página Web >

Dispomos de uma solução profissional de qualidade, antiencandeamento e com o maior conforto visual do mercado, fácil de controlar e que representa poupanças significativas para as instalações. Com opção de controlo por quadro ou circuito utilizando a cablagem existente ou um sistema sem fios ponto a ponto.



Oferece aos fãs experiências únicas e inesquecíveis.

Melhore as operações nas instalações e pavilhões locais.

Comemore eventos ou ocasiões especiais com a iluminação de fachadas.

Food&LargeRetail



Alimentação e grandes superfícies

Crie o futuro das compras hoje

Crie espaços comerciais atrativos e sustentáveis, realce as características de cada produto graças às diferentes receitas de luz e maximize a sua poupança com as melhores soluções de controlo.

Ao oferecer uma experiência de compra conveniente e totalmente integrada, aumentará o reconhecimento e a lealdade de marca, desfrutará de uma compra recorrente e, por fim, aumentará o número de visitantes e os ganhos. Tem vários locais? Sem problema, pode geri-los de forma centralizada e fazer alterações em todas as lojas com um único clique — a decisão é sua.

Mais informações >





Gestão centralizada com Interact Multisite
Página 92



Sistema de controlo Philips Dynalite
Página 96



Sistemas de calhas
Página 652



Projetores
Página 600



Campânulas decorativas
Página 688



Linhas de luz para interiores
Página 464



Iluminação solar para estacionamentos
Página 140



Luminárias estanques para estacionamentos
Página 746



Signify Circle
Página 22

Ilumine o seu negócio com novas experiências



Melhore a experiência do cliente

Com o aumento das compras online, as expectativas dos consumidores estão num nível máximo. Com a iluminação conectada, pode criar experiências no ponto de venda que oferecem acesso e comodidade que não estão disponíveis online. As receitas de luz especialmente desenhadas expõem e destacam os seus produtos nas prateleiras e montras, podendo inclusive prolongar a vida útil dos alimentos expostos.

Alcance a excelência operacional


As comunicações por luz visível (VLC) usam feixes de luz LED para criar uma rede de posicionamento interno que pode identificar a localização dos clientes. Melhore a experiência de compra, permitindo a procura guiada de produtos e inúmeras outras funcionalidades graças ao conhecimento em tempo real da localização dentro da loja. Analise os padrões de tráfego dos pontos de venda ao longo do tempo para otimizar o layout das lojas.

Controle vários locais

Controle cenários, defina programas de regulação e supervisione o rendimento e o consumo de energia em todas as lojas, poupando tempo e garantindo uma experiência coerente. Implemente instantaneamente novos programas de iluminação nos locais pretendidos. Compare as emissões de CO2 dos locais para entender melhor como levar todos os seus locais a um nível mais eficiente.



Consiga poupanças energéticas até 80% em comparação com a iluminação convencional



Melhore o espaço e a experiência do cliente

Aumente o tráfego de clientes, a fidelização e as taxas de conversão com um ambiente impressionante e uma iluminação superior na hora e no lugar certos.

Otimize o consumo de energia

Gira as suas lojas de forma mais eficiente e sustentável do ponto de vista energético e impulsione a melhoria contínua.

Fortaleça a excelência operacional

Supervisione e otimize a operação das suas lojas de forma mais rentável.

Mais informações na página Web >



Hotéis

Transforme os seus hotéis numa experiência superior

Gestão integral de hotéis para oferecer uma experiência melhorada aos seus clientes, aumentar a eficiência operacional do pessoal e maximizar a poupança energética. Gerar a atmosfera certa para cada espaço e hora do dia, desde as cenas mais luminosas e enérgicas até às mais relaxantes e acolhedoras, tudo graças a uma regulação contínua e sem cintilação.

O Interact integra-se com HVAC, sistemas de gestão de propriedades e outros serviços de hotéis, oferecendo visibilidade em tempo real num painel de controlo intuitivo para agilizar as operações e melhorar os serviços. A iluminação circadiana melhora o humor, a experiência e o bem-estar geral dos clientes.

Mais informações >





Gestão integral de hotéis com Interact para Hotéis
Página 88




Sistema de controlo Philips Dynalite
Página 96



Downlights para quartos e áreas comuns
Página 500



Fitas LED e perfis
Página 820



Lâmpadas Ultra Eficientes
Página 810



NatureConnect
Página 128



Soluções de impressão 3D Signify myCreation
Página 120



Atualize os seus espaços com Master Connect
Página 110



Mais informações na página Web >

Melhore a experiência dos clientes:

+ Projete espaços acolhedores e inspiradores em todo o hotel.
+ Transforme o seu hotel com iluminação dinâmica para ocasiões especiais.
+ Crie ambientes para diferenciar espaços com cenas de iluminação personalizadas.


Iluminação dinâmica:

+ Gira a iluminação do restaurante de forma centralizada para otimizar a experiência dos comensais. Altere a temperatura e a intensidade da cor de acordo com a estação, a hora do dia ou o menu.

Otimiza o consumo de energia:

+ Reduza o consumo de energia nos quartos dos hóspedes, ajustando os sistemas quando os quartos estiverem desocupados.
+ Também pode automatizar o desligar do aquecimento ou do ar condicionado ao abrir a porta ou janela da varanda, ou permitir que os próprios hóspedes personalizem o ambiente.

Simplifique as operações e melhore o serviço prestado a hóspedes



Mostre a melhor identidade do seu espaço

+ Crie uma fachada reconhecível e distinta que atraia clientes, fortaleça a identidade da marca e faça com que o seu imóvel se destaque da concorrência.

Cumpra os objetivos de sustentabilidade

+ Com soluções de iluminação LED.
+ Graças à gestão centralizada e à ocupação inteligente.
+ Reduz a pegada de carbono.

Melhore a eficiência do pessoal

+ Capacite os funcionários do hotel a trabalhar de forma mais produtiva e eficaz, proporcionando-lhes visibilidade em tempo real dos serviços solicitados.
+ Obtenha uma visão geral de todos os quartos, consultando informações como valores de temperatura e humidade que facilitem o envio de notificações ou a assistência remota aos clientes.



Centros comerciais

Melhore a experiência nos centros comerciais

Num mundo cada vez mais digitalizado, os comerciantes devem encontrar diferentes formas de interagir com os seus clientes e melhorar a experiência nos seus centros. Oferecer aos clientes uma experiência que eles não podem esquecer é tão importante quanto monitorizar os resultados financeiros.

Os consumidores de hoje querem um local que satisfaça as mais diversas necessidades, procurando espaços com lojas e restaurantes, mas cada vez mais zonas de entretenimento onde possam desfrutar de uma experiência diferente. Para sobreviverem, os centros comerciais devem evoluir e abandonar os formatos convencionais para responder às exigências de uma clientela cada vez mais exigente.

Atraia e encante os visitantes com impressionantes cenas de luz na fachada e nos átrios. Crie experiências envolventes, de marca e flexíveis em lojas e outros espaços comerciais. Ofereça serviços de localização no interior, estacionamento inteligente e muito mais.

Mais informações >





Sistema de controlo Philips Dynalite
Página 96



Linhas de luz para interiores
Página 464



Sistemas de calhas
Página 652



Projetores arquitetónicos
Página 298



Iluminação solar para estacionamentos
Página 140



Equipamentos de iluminação estanques para estacionamentos
Página 746



Signify Circle
Página 22

Prepare o seu centro comercial para o futuro



Integração digital transparente

Ofereça ao cliente uma experiência atrativa que integre perfeitamente as aplicações móveis do seu negócio com a experiência no ponto de venda.

Experiência personalizada

Personalize a experiência no ponto de venda enviando aos clientes informações sobre promoções e notificações que lhes interessam no momento certo, como ofertas especiais ou sugestões de acessórios de moda.

Mais comodidade

Utilize a aplicação do seu negócio para ajudar os clientes a localizarem os produtos e a acederem aos mesmos na loja. Ofereça aos seus clientes acesso instantâneo ao serviço de apoio ao cliente a partir do telemóvel sempre que precisarem.

Experiência melhorada

Crie espaços comerciais impressionantes e flexíveis, crie espaços específicos para os clientes ao planificar áreas e camadas de luz ou utilize a aplicação da loja para apresentar ofertas baseadas na localização no telemóvel. Isto sim é smart retail, comércio inteligente.

Conhecimento baseado em dados

As informações de localização dos telefones coletadas desde o sistema de navegação interior são armazenadas na nuvem. Os retalhistas podem utilizar dados anónimos sobre o comportamento dos clientes para otimizar e melhorar ainda mais a arquitetura no interior da loja ou medir o impacto de eventos e promoções de marketing.

Sistema de controlo e regulação

Gira diferentes cenários e adapte a iluminação a cada momento do dia. Além disso, consiga reduzir ao máximo o consumo de energia regulando as áreas com maior contribuição de luz natural. Nas fachadas, crie efeitos de luz memoráveis para atrair clientes e oferecer-lhes uma experiência única.

Mais informações na página Web >





Moda

Aumente a atratividade das lojas

Uma loja tem sucesso dependendo da combinação de múltiplos fatores.

O Interact tem como objetivo influenciar as emoções e o comportamento dos visitantes. Isso é feito criando atmosferas dinâmicas que podem variar sazonalmente, com mudanças de coleção ou ao longo do dia. Além disso, com as receitas de luz podemos ajudar a realçar as cores das suas coleções e aumentar as vendas.

Tem vários locais? Sem problema, pode geri-los centralmente e fazer alterações em todas as lojas com um único clique — a decisão é sua.

Mais informações >





Interact Multisite
Página 92



Projetores arquitetónicos
Página 298



Projetores 3D
Página 600




Linhas de luz para interiores
Página 464



Iluminação solar para estacionamentos
Página 140



Luminárias estanques para estacionamentos
Página 746



Lâmpadas Ultra Eficientes
Página 810



NatureConnect
Página 128



OneSpace
Página 134


Aumente a atratividade das lojas para impulsionar a satisfação de clientes e funcionários

A iluminação da loja está em toda parte. E se pudesse utilizá-la para melhorar a eficiência operacional, a experiência no ponto de venda, e gerar dados para análises aprofundadas? O Interact Retail conta com iluminação LED conectada para permitir que você faça tudo isso e muito mais.

Crie espaços comerciais impressionantes e flexíveis, favoreça comportamentos específicos dos clientes ao planificar áreas e camadas de luz ou utilize a aplicação da loja para apresentar ofertas baseadas na localização no telemóvel. Isto sim é smart retail, comércio inteligente.

Mais informações na página Web >







Ilumine a fachada

Atrair atenção. Destaque-se face à concorrência. Crie contrastes e brilho com efeitos óticos, saturação de cor e iluminação dinâmica. Fácil ajuste e controlo da luz para manter os objetos vivos, surpreendentes e relevantes.

Iluminar a entrada da loja convida a entrar

Em dias muito luminosos, a sua loja parece fechada? Um feixe de luz altamente concentrado e de alta intensidade cria contraste para combater a luz solar e reduzir os reflexos.

Iluminação para o interior

Mais do que as gerações anteriores, os clientes de hoje exigem uma experiência divertida e emocionante na loja, buscando autenticidade, moda ética e personalização. Os espaços estão a tornar-se mais flexíveis e variáveis, por exemplo eventos e temas especiais, mudanças mais frequentes de coleções e temporadas.

Iluminação dos provadores

A decisão de compra é sempre emocional. As soluções simples baseadas em iluminação podem contribuir para o bem-estar e o conforto das pessoas. A configuração de cenários interativos cria relações e relevância e, em última instância, influencia a decisão de compra.

Uma ótima experiência de compra até o fim

A zona da caixa registadora é a última experiência que as pessoas têm na sua loja: a zona onde esperam e pagam. Por que não proporcionar-lhes uma experiência mais agradável?





Saúde

Otimize a sua unidade de saúde com iluminação inteligente

Nos centros de saúde encontramos todo tipo de espaços e utilizadores, com necessidades individuais específicas. A gestão destas necessidades é essencial para garantir o funcionamento eficiente do centro.

Com a iluminação conectada baseada em IoT, pode transformar o seu hospital ou clínica numa instalação inteligente de ponta que melhora a experiência do pessoal e a prestação de cuidados ao paciente, e permite gerir a manutenção de forma eficaz. Além de aumentar a rentabilidade das suas instalações, a mudança para a iluminação ecológica pode contribuir para a obtenção de acreditações de edifício saudável, como a norma WELL Building.

Mais informações >





Interact Healthcare
Página 82



Sistema de controlo Philips Dynalite
Página 96



Projetores arquitetónicos
Página 298



Downlights
Página 500



Painéis de luz
Página 428



Luminárias encastráveis, suspensas e salientes
Página 440



Linhas de luz
Página 464



Linhas de luz Ilti Luce
Página 486



Equipamentos de iluminação para salas limpas
Página 766



Iluminação de parques de estacionamento à superfície
Página 140



Equipamentos de iluminação para parques de estacionamento subterrâneos
Página 746



NatureConnect
Página 128



Tecnologia BioUp
Página 130



Signify myCreation
Página 120



Ciclo circadiano Tuneable white
Página Web

Uma boa iluminação é uma forma simples e importante de aumentar o conforto das pessoas



Promova o bem-estar do paciente e do pessoal

A iluminação desempenha um papel essencial na vida dos pacientes e profissionais de saúde que trabalham em longos turnos noturnos. Neutralize o stress, a fadiga e as perturbações dos padrões de sono com equipamentos de iluminação que imitam o ritmo circadiano humano.

Alcance os seus objetivos de sustentabilidade

Mudar para iluminação LED pode reduzir o consumo de energia relacionado com iluminação em aproximadamente 60%. Quando a iluminação se torna conectada e gerida com Interact, as poupanças podem alcançar até 80%.

Facilite o trânsito nas suas instalações

Aumente o fluxo de tráfego e a rotação de pacientes, poupe o tempo valioso do pessoal, aumente a eficácia operacional e aumente a satisfação dos pacientes com o software de localização em tempo real e navegação de interior do Interact.

Otimize o espaço e realize um seguimento dos ativos


A monitorização da ocupação em tempo real com análises detalhadas fornece informações sobre como os espaços estão a ser usados. De mapas de calor e contagem de pessoas ao planeamento de rotas e seguimento dos ativos em tempo real, o Interact oferece informações detalhadas sobre as suas instalações.

Mais informações na página Web >

Tanto a precisão do trabalho realizado como o bem-estar dos pacientes dependem de uma iluminação de qualidade.



Office



Escritórios

Tire o máximo proveito do seu edifício

Agora, mais do que nunca, os seus edifícios precisam de ser inteligentes, conectados e flexíveis. Por um lado, os seus funcionários esperam isso, especialmente à medida que os estilos de trabalho híbridos se tornam mais comuns.

Além disso, para acompanhar a concorrência, é importante que os edifícios sejam recetivos, personalizados, seguros e respeitadores do meio ambiente. Ao mesmo tempo, que se deve manter os custos operacionais baixos e justificar as despesas. A solução é um sistema de iluminação Interact conectado e escalável.

Mais informações >





Interact para escritórios
Página 82



Dynalite. Sistemas de controlo para gestão da iluminação
Página 96



Downlights
Página 500



Linhas de luz
Página 464



Painéis de luz
Página 428



Luminárias encastráveis, suspensas e salientes
Página 440



Iluminação solar para parques de estacionamento à superfície
Página 140



Luminárias para parques de estacionamento subterrâneos
Página 746



Soluções de impressão 3D Signify myCreation
Página 120



TruLiFi
Página 136



NatureConnect
Página 128



Tecnologia BioUp
Página 130



Mais informações na página Web >

Informações sobre o desenho do espaço de trabalho perfeito

Capture e analise dados de ocupação de edifícios para entender como o espaço de escritório está sendo usado ao longo do tempo e, em seguida, aproveite esse conhecimento para criar um espaço de trabalho que atenda às suas necessidades comerciais.


Encontre o caminho para uma experiência incrível no local de trabalho

Os dados de localização sobre planta em tempo real permitem que os funcionários encontrem salas de reuniões livres ou escritórios disponíveis ou até mesmo reservá-los antes de chegarem ao escritório. O sistema oferece aos funcionários a capacidade de personalizar a iluminação por cima das suas mesas usando comunicações de luz visível emparelhadas com uma aplicação para smartphone.

Crie o seu ecossistema de edifício inteligente

As API publicadas e uma abordagem com sistemas abertos tornam possível integrar a iluminação conectada do Interact com outros sistemas de gestão do edifício, como escurecimento de janelas, HVAC e reserva de recursos, bem como sistemas de automatização e controlo de edifícios, como o BACnet.

Melhora o conforto, a produtividade e o bem-estar dos funcionários





Indústria e armazéns

Prepare as suas instalações para o futuro

Faça a gestão dos ativos do sistema de iluminação, supervisione o rendimento e o consumo de energia e planifique a manutenção preventiva para garantir o tempo de atividade do sistema e aumentar a segurança no local de trabalho.

Otimize o armazenamento e a preparação de pedidos com dados detalhados de ocupação e atividade. Crie programas de regulação para minimizar a utilização de iluminação em áreas desocupadas, ajudando a aproximar-se mais dos seus objetivos de sustentabilidade.

Mais informações >





Interact para indústria e armazéns
Página 82



Dynalite. Sistemas de controlo para gestão de iluminação
Página 96



Campânulas industriais
Página 728



Sistema de calhas
Página 652



Luminárias estanques
Página 746



Luminárias CleanRoom
Página 766



Painéis de luz
Página 428



Apliques
Página 582



Luminárias para parques de estacionamento à superfície
Página 140



NatureConnect
Página 128



Soluções de impressão 3D Signify myCreation
Página 120



Soluções Retrofit Trunking
Página 138



Signify Circle
Página 22

Otimize a eficiência do pessoal e aumente a poupança de energia e a produtividade



Mais informações na página Web >

Conectividade = eficiência


Os armazéns e as instalações de produção são mais importantes do que nunca, à medida que a procura do comércio eletrónico aumenta todos os anos. As operações precisam ser mais inteligentes e eficientes, e a iluminação conectada pode ajudar. Execute análises de stocks precisos e frequentes, aumente a eficiência na preparação de pedidos e obtenha informação sobre o uso do espaço. Melhore a segurança, recupere rapidamente de avarias e até realize manutenções preventivas.

Expanda quando necessário

Mudar para iluminação LED conectada é uma forma segura de reduzir instantaneamente o consumo de energia. Mas porquê ficar por aqui quando as possibilidades são infinitas? Com o Interact, pode expandir os seus recursos à medida que o seu negócio exija mudanças.

Integração para mais benefícios

Um foco no ecossistema é a forma mais eficaz de obter todo o potencial de uma instalação inteligente. As API publicadas e sistemas abertos permitem integrar o Interact com outros sistemas de gestão, como HVAC e emergências, bem como sistemas de automatização e controlo de edifícios, como o BACnet. Ao partilhar dados e comandos, a iluminação conectada pode tornar-se um componente chave da sua instalação inteligente.







Sistemas e serviços



Interact
Página 70



Sistema de controlo Philips Dynalite
Página 96



Sistemas para túneis: Tunelogic e Baselogic
Página 104



Multisensor D4i
Página 108



Master Connect
Página 110



ServiceTag
Página 112



Interact para cidades


Plataforma de iluminação conectada para IoT que permite gerir, monitorizar e controlar remotamente toda a iluminação da sua cidade.

Com o Interact City, pode otimizar as operações dos ativos de iluminação da sua cidade, integrar com outros softwares para controlar a iluminação, recolher dados, dar suporte a incidentes e com serviços habilitados para dados.

Mais informações na página Web Interact City







O que permite fazer?

+ Ofereça um portefólio de pacotes de software de iluminação IoT feitos à medida pela Signify, que cobram uma vasta gama de áreas de aplicação profissional.
+ Funciona com luminárias, sensores e outros dispositivos conectados.
+ Permite às empresas e cidades supervisionar e gerir de forma inteligente a sua iluminação, centralizada e remota.
+ Recolhe e partilha dados sobre o funcionamento dos sistemas de iluminação e dos espaços profissionais que esses sistemas iluminam.
+ Recolha, armazene e analise dados do sistema de iluminação e dos sensores para obter informações profundas e acionáveis.
+ Reúne sistemas de iluminação e dados conectados com outras soluções de edifícios inteligentes, cidades inteligentes e Internet das Coisas.

Possibilidades que oferece



Gestão de ativos

+ Otimize a eficiência operacional e a planificação da iluminação com dados precisos, uma visualização intuitiva e uma gestão de ordens de trabalho flexível.
+ Realize a manutenção diária das ruas a partir do seu escritório com aplicações móveis.



Gestão de cenários

+ Gira centralmente a iluminação do município.
+ Crie calendários com as cenas necessárias em cada rua. Aumente o nível caso tenha ocorrido um acidente/uma altercação. Reduzir ao cair a noite.
+ Agir ponto por ponto ou em grupos.



Otimização energética

+ Medir e otimizar o consumo de energia em tempo real.
+ Encontrar novas oportunidades para melhorar o serviço de iluminação e aumentar a poupança, para alcançar os seus objetivos de sustentabilidade.



Sistema aberto por meio de APIs

+ Partilhe informações sobre iluminação com outros verticais de sistemas municipais e com outras plataformas horizontais.
+ Una as aplicações Smart City à telegestão da iluminação para aumentar a segurança e a eficiência.

Aplicações em evolução



Monitorização ambiental

+ Inclua sensores na rede de iluminação conectada para obter dados que afetam a sua cidade, como poluição ou ruído.
+ Oferecerá suporte para a tomada de decisões em zoneamento, fluxos de tráfego, etc.



Deteção de incidentes

+ Ative a monitorização contínua de alertas para os serviços de emergência.
+ Em caso de engarrafamento ou acidente rodoviário, ruído ou agitação de pessoas, com sensores sobre os pontos de luz.

Interfaces de Dados Abertos (API)


Através de padrões de interface de dados (APIs), troca informações de iluminação com outros verticais de sistemas municipais e com plataformas horizontais.

Una as aplicações Smart City à telegestão da iluminação para aumentar a segurança e a eficiência.

Por exemplo: permite que os serviços de polícia controlem alguns pontos de luz do município mediante premissas pré-selecionadas.

Certificação FIWARE Ready e TALQ. Conectores adaptados aos modelos de dados padrão do mercado para uma integração ágil e segura.

www.developer.interact-lighting.com





Benefícios

Reduz o consumo de energia de iluminação

Até 80%

Atinja os seus objetivos de operações sustentáveis

Redução de até 80% nas emissões de CO_2

Otimize as operações

Melhore a eficiência em até 50% com planeamento de manutenção eficaz e compreensão profunda de todas as informações dos ativos

Reduza o tempo de inatividade dos equipamentos de iluminação

Menos de 1% de tempo de inatividade graças à detecção de falhas em tempo real e respostas rápidas de resolução

Reduza as reclamações dos cidadãos

Rastreie 100% dos problemas e resolva-os antes que haja reclamações

Melhore o tráfego e a segurança dos peões

Uma melhor iluminação ajuda a reduzir o vandalismo em até 20% e os acidentes de trânsito em até 30%

Protege os dados contra a utilização não autorizada

A Signify conta com a certificação de segurança IEC62443-4-1 e ISO27001



Interact para arquitetura

Interact Landmark é a plataforma de iluminação conectada para aumentar o valor patrimonial de edifícios, monumentos e pontes.


O Interact Landmark simplifica a gestão e a monitorização da sua iluminação arquitetónica. Graças ao acesso em tempo real às informações sobre o estado e desempenho da sua instalação, poderá ter a certeza de que está pronta para qualquer situação.

Converta edifícios, pontes e monumentos em referências da paisagem noturna, programando remotamente e através de uma aplicação web intuitiva. Mostre o espírito da sua cidade com cenários de iluminação que acompanham as estações, festividades e eventos.

Mais informações na página Web do Interact

O que permite?

+ Melhorar as instalações de iluminação únicas do município
+ Atrair cidadãos. Promover o orgulho e o sentimento de pertença
+ Criar uma identidade única
+ Atrair turismo e potencializar o comércio



Uma solução de iluminação conectada que funciona



Ilumine o espírito da sua cidade

A iluminação arquitetónica dinâmica ajuda a criar uma identidade única para a sua cidade



Benefícios

Maior participação cidadã
Até 20%

Aumento do turismo
5000 €

Maior tempo de atividade
Até 99%

Mudanças de cena mais rápidas
Até 10 vezes

Redução das emissões de CO_2
Até 70%



Quer?

Criar espaços vibrantes e atraentes

Durante a noite, que gerem entusiasmo e experiências autênticas, e que aumentem o orgulho dos cidadãos e a atividade económica local.

Manter o seu projeto atualizado

E conte o que está a acontecer na sua cidade e no mundo.

Obter informações com base em indicadores

Monitorize, meça e analise a sua instalação de forma intuitiva e a partir de qualquer dispositivo móvel.

Desfrutar da tranquilidade

A Signify cumpre os mais rigorosos protocolos de cibersegurança, como a norma ISO2700x — Sistemas de gestão de segurança da informação e a norma IEC62443 — Desenvolvimento de produtos conectados.



Interact para desporto

A experiência definitiva para ver, ouvir ou participar

O Interact Sport permite espaços flexíveis e multifuncionais que podem gerar novos fluxos de receita, acolher diferentes tipos de eventos, entusiasmar o público de maneiras novas e únicas e criar novas oportunidades de negócios.

Oferecemos opções de conectividade por cabo aos projetores ou sem fios. Sempre com a garantia de segurança e de um bom espetáculo, mas à medida de todos.

Mais informações na página Web Interact Sports




Interact Sport Profissional

Os estádios buscam oferecer uma experiência única aos adeptos, da entrada até à saída

Os espaços tornam-se uma área polivalente que acolhe eventos desportivos e não desportivos

O espaço precisa de se adaptar aos padrões da transmissão televisiva



Aumente o foco na segurança, responsabilidade social e sustentabilidade

Interesse crescente na integração e na utilização de aplicações e plataformas baseadas em IoT

Interact Sport Recreativo



Benefícios

+ Reduz o consumo de energia em mais de 30%
+ Aumenta a eficiência operacional
+ Integrar a iluminação com outras aplicações
+ Gestão de iluminação mais intuitiva
+ Melhora a qualidade da iluminação do campo de jogo
+ Gera novas fontes de receita
+ Ativa serviços baseados em dados



Jogadores/ Federações

+ Visão melhorada
+ Conforto
+ Melhor experiência do usuário

Clubes desportivos/ facility managers

+ Flexibilidade e Conforto de qualquer lugar e a qualquer hora através de um painel intuitivo
+ Melhoria da eficiência operacional
+ Novas oportunidades de negócio com indicadores baseados em dados reais

Instaladores/ manutenção

+ Instalação fácil
+ Controlo pela Internet
+ Fácil manutenção graças à monitorização remota

Responsáveis municipais

+ Melhoria da eficiência operacional
+ Acesso a conclusões baseadas em dados reais
+ Novos serviços aos cidadãos



Interact para edifícios inteligentes

Tire o máximo proveito do seu edifício

Agora, mais do que nunca, os seus edifícios precisam de ser inteligentes, conectados e flexíveis. Por um lado, os seus funcionários esperam isso, especialmente à medida que os estilos de trabalho híbridos se tornam mais comuns. Além disso, para acompanhar a concorrência, é importante que os edifícios sejam recetivos, personalizados, seguros e respeitadores do meio ambiente.

Mais informações na página web Interact edifícios inteligentes



Interact Escritório | Indústria | Saúde

O que pode fazer?

O Interact contribui para a obtenção de informação sobre a utilização do seu espaço com dados em tempo real, bem como históricos de ocupação, por meio de aplicações ou API, permitindo-lhe tomar decisões baseadas em dados sobre a distribuição e os requisitos do espaço necessário, criando mais valor para o seu negócio.

O Interact também faz com que os funcionários se sintam mais confortáveis. Oferece, por exemplo, entre outras, a possibilidade de personalizar a iluminação e a temperatura dos seus postos de trabalho através de uma aplicação para smartphone.

Depois de instalar a iluminação conectada com luminárias LED ou lâmpadas MasterConnect da Philips, que incluem sensores IoT integrados, pode utilizar o Interact para criar um edifício realmente mais inteligente.





Redução de até 50% no consumo de energia

Mudando para iluminação LED de baixo consumo.



Até 80%

Redução de energia através de sistemas de gestão de iluminação inteligente.




Aumentar a reputação da marca

Maior atratividade para funcionários, utilizadores, parceiros, investidores e a comunidade em geral.



Até 80%

Redução de CO_2 com iluminação LED em comparação a utilização de iluminação convencional.



Interact Escritório | Indústria | Saúde

Construa inteligência com luz

A iluminação é omnipresente em qualquer edifício.

+ E se isso pudesse ajudá-lo a minimizar o consumo de energia, alcançar a excelência operacional e fornecer insights para ajudá-lo a otimizar o espaço do seu escritório? E se melhorasse a produtividade, o compromisso e o bem-estar dos funcionários?
+ O software Interact, que faz parte da solução de iluminação LED conectada, permite fazer tudo isso e muito mais.

Gestão de iluminação

Consulte dados em tempo real sobre o estado e as operações de todo o sistema de iluminação a partir de um painel de controlo fácil de utilizar. Com sensores integrados nos equipamentos de iluminação ou incorporados posteriormente no sistema, pode recolher dados detalhados sobre o ambiente iluminado, que lhe oferecem informações úteis para que a sua iluminação faça mais do que apenas fornecer luz.

Gestão de ativos de iluminação

Uma vez que os equipamentos de iluminação conectados podem partilhar dados de localização, estado e operações, pode supervisionar de forma abrangente as suas propriedades de iluminação a partir de qualquer lugar com uma ligação à Internet. O comissionamento automático, as notificações de avarias, a manutenção preventiva e o acesso por ponto de luz a dados ricos sobre ativos melhoram a eficiência operacional e garantem o tempo de atividade do sistema.

Otimização energética

Obtenha informações sobre a quantidade de energia consumida pelas suas operações com uma frequência horária, diária, mensal ou anual, quer supervisione uma única luminária ou uma cidade inteira, um ou vários complexos industriais, um espaço de trabalho individual ou vários escritórios.

Gestão de cenários

Monitorize, controle e programe remotamente o fluxo de pontos de luz conectados em todo o sistema de iluminação. As opções de vários locais permitem gerir a iluminação em várias propriedades em locais diferentes



Gestão do espaço

Obtenha informações valiosas sobre padrões de ocupação e atividades em seus espaços internos. Os sensores instalados em infraestruturas de iluminação conectadas recolhem dados de ocupação em tempo real, permitindo-lhe tomar decisões informadas sobre a utilização do espaço.

Navegação em interiores

O posicionamento interno hiperpreciso utiliza luz LED para criar um “GPS interno” que permite serviços baseados na localização. Inclui a sinalização de orientação em escritórios e promoções em corredores, bem como pedidos de apoio ao comprador em contextos de retalho.

Iluminação circadiana

Foi demonstrado que a falta de luz e até mesmo a falta de luz adequada perturbam o ritmo circadiano humano, que regula o ciclo diário de sono-vigília. Isso pode levar a vários problemas de saúde: stress, privação de sono e depressão, para citar apenas alguns. A iluminação circadiana utiliza equipamentos de iluminação LED dinâmicos (ajustáveis em branco e outras cores) e receitas de iluminação baseadas em evidências (iluminação de cenários dinâmica) para melhorar o humor, o desempenho e o bem-estar geral.


Supervisão ambiental

Os funcionários são mais felizes e produtivos quando estão num local de trabalho confortável. Mas como é criado esse espaço favorável? O Interact Environmental Monitoring permite recolher dados históricos e em tempo real sobre vários aspectos do ambiente de seu escritório e, em seguida, usar esses dados para melhorar as condições de trabalho. Recolha informações precisas e fidedignas sobre temperatura, humidade, níveis de ruído e níveis de luz natural com vários sensores instalados na iluminação.

Edifícios inteligentes: aplicações em Food & Large Retail

+ Sistemas de controlo de iluminação sem fios, sem necessidade de cablagem.
+ Tanto para novas instalações como para a renovação simples e económica de instalações existentes.
+ Sistema modular e escalável, com possibilidade de adicionar gateways de comunicação para fornecer conectividade a instalações autónomas.
+ Aplicação com uma configuração simples e intuitiva para instalações autónomas.
+ Painel de controlo de energia, mapas de calor com base na ocupação, deteção de alertas e falhas...

Sistema inteligente "além da Iluminação"
Benefícios em aplicações de Food & Large Retail





Benefícios adicionais em Food & Large Retail

Redução de até 20% de perdas em produtos frescos

+ A intensidade da luz e o espectro de cores têm um grande impacto em comércios como, talhos, queijarias e lojas de frutas e legumes...
+ A descoloração e a oxidação são as principais causas do desperdício de alimentos.
+ A instalação de receitas de luz adequadas a produtos frescos tem benefícios cientificamente comprovados em relação ao prolongamento da vida útil dos alimentos.
+ Além disso, os sistemas de regulação minimizam o impacto no produto, ajustando o nível de iluminação mais adequado.

Influência na experiência de compra e no padrão comportamental dos clientes

+ Uma boa iluminação é essencial para uma experiência de compra memorável. A gestão de cenas pode fortalecer a sua marca, aumentar as vendas e gerar visitas.
+ Crie zonas de iluminação flexíveis para dar vida às áreas da loja.
+ Influencie o comportamento de compra com combinações inspiradoras de luz e cor.
+ Crie uma experiência de compra diferenciada que fidelize os clientes.
+ Adapte a iluminação aos diferentes eventos, épocas e atividades promocionais.

Métricas avançadas e análises de dados

+ Painel de controlo com visualização de planos da instalação.
+ Informações sobre o consumo de energia e o estado dos dispositivos (falhas, alarmes).
+ Integração em sistemas de controlo centralizado (BMS).
+ Gera métricas e mapas de calor de ocupação, temperatura, humidade.



Interact para hotéis

Melhore a experiência dos seus hóspedes e otimize o consumo e as operações

O Interact Hospitality é um sistema projetado em torno do conceito de Internet das Coisas (IoT), que oferece transparência operacional em tempo real e em toda a propriedade.

Gera a atmosfera certa para cada espaço e hora do dia, desde as cenas mais luminosas e enérgicas até às mais relaxantes e acolhedoras, tudo graças a uma regulação contínua e sem cintilação.

Mais informações na página web Interact Hospitality


O software de gestão Interact Hospitality permite-lhe aceder a todas as informações relevantes através de um painel único e muito intuitivo, que contribui para melhorar a experiência dos clientes e otimizar as operações da equipa.

Além disso, o Interact Hospitality integra-se com os restantes sistemas do hotel como PMS, BMS, Controlo de Acessos, Housekeeping, etc.

Criado a partir das suas prioridades e das da sua equipa



Melhore a experiência do hóspede



Gestão de energia



Eficiência operacional do pessoal

Escalabilidade, incluída como padrão

Serviços

Um único sistema para controlar e monitorizar todos os seus serviços

O Interact oferece uma plataforma unificada para controlar todos os serviços realizados em quartos, áreas comuns e divisões interiores:

+ Iluminação e energia
+ Climatização
+ Cortinas e persianas
+ Ventilação
+ Estados e Solicitações de quarto

Dimensões do projeto

De "boutique a flagship", o Interact adapta-se à escala do projeto

O Interact foi projetado para hotéis de todos os tamanhos, suportando mais de 3000 quartos graças à sua arquitetura escalável.

Com suporte nativo para uma infinidade de sistemas e marcas, adapta-se a todos os tipos de projeto e configurações.

Áreas de aplicação projeto

A sua propriedade gerida através de um único painel de controlo


O Interact não é apenas para quartos. No mesmo ambiente pode visualizar e controlar toda a propriedade:

+ Quartos e suítes
+ Restaurantes e bares
+ Salas de reuniões e eventos
+ Lojas, Áreas de Lazer & Jogos
+ Áreas exteriores e mais...



Nos quartos e áreas comuns controlamos diretamente:

- Iluminação
- Climatização
- Cortinas e persianas
- Ocupação em tempo real
- Energia
- Estados e pedidos
- Ventilação
- Horários automatizados



Informações, controlo e relatórios unificados e detalhados

De forma mais centralizada:

- **Visualização e controlo**
- **Supervisão e alertas**
- **Relatórios de energia e registo**
- **Ferramentas de manutenção e atualização**

+ integrar-nos com:

- **Sistemas de operações**
- **Aplicações de experiência do hóspede**





Visibilidade e controlo em tempo real


+ Visualização gráfica dos quartos em formato “cartão”.
+ Informações de status e alertas intuitivos.
+ Aplicação de filtros de acordo com critérios de ocupação, pedidos de hóspedes...
+ Agrupamento por edifícios, andares, tipo de quarto, utilização de espaços...

Relatórios de energia e alertas

+ Monitorização do consumo de energia eléctrica nos quartos e zonas comuns.
+ Relatórios de consumo por divisão, comparação entre quartos da mesma tipologia.
+ Alertas quando um parâmetro sai do intervalo de valores estabelecido: consumo, temperatura...

Relatórios e histórico de funcionamento

+ Informações históricas sobre padrões de comportamento de hóspedes e funcionários.
+ Criação de relatórios e comparações de comportamento personalizadas.
+ Possibilidade de otimizar o planeamento operacional através da análise de padrões comportamentais.



Interact Multisite

Faça a gestão da iluminação de todas as suas lojas com um único clique


Tire partido do controlo de todos os recursos do Interact em todos os seus edifícios, lojas ou instalações industriais, a partir de qualquer lugar do mundo.

Desfrute de total liberdade e flexibilidade, gerindo a iluminação de cenários, o rendimento, a programação e o consumo de energia em vários locais distribuídos geograficamente.

Mais informações na página Web Interact Multisite



Liberte o poder da luz: para melhorar, otimizar e fortalecer






A iluminação concordante aumenta a consistência da marca



A gestão centralizada melhora a eficiência



A supervisão da energia apoia os objetivos de sustentabilidade

Compare e gira centralmente todas as suas lojas





Melhore o espaço e a experiência do cliente

Aumente o tráfego de clientes, a fidelização e as taxas de conversão com um ambiente impactante e uma iluminação superior na hora e no lugar certos



Otimize o consumo de energia

Faça a gestão das suas lojas de forma mais eficiente e sustentável do ponto de vista energético e impulsione a melhoria contínua.



Reforce a excelência operacional

Monitorize e otimize o funcionamento das suas lojas de forma mais rentável.



Os retailers precisam de controlos de iluminação centralizados e mais flexíveis

Os horários automatizados ajudaram muitos retailers a poupar energia, mas a evolução das necessidades dos clientes e dos requisitos regulamentares exige cada vez mais flexibilidade no horário comercial durante a abertura e os trabalhos internos.

Muitas vezes faltam informações sobre o consumo de energia em iluminação, o que torna difícil quantificar as melhorias.

Soluções de iluminação tradicionais

Não permitem a supervisão remota do consumo de energia, de "overrides" locais ou de falhas de dispositivos.

Requerem visitas ao local para modificar os cenários e horários de uma loja, tornando as adaptações em toda a rede caras e demoradas.

A nossa solução: Interact Retail Multisite

Programação de horários e cenas

+ Adapte os horários de abertura e reabastecimento às mudanças nas necessidades dos clientes e nos requisitos regulamentares.
+ Implemente cenários atualizados para oferecer novas experiências de compra.

Otimização do consumo de energia

+ Ajuste o nível de luz mais adequado a cada momento.
+ Defina padrões sazonais no calendário anual.
+ Permite conhecer padrões de consumo para aplicar medidas que evitem picos elevados.

Gestão da iluminação

+ Aumenta a eficiência nas tarefas de manutenção.
+ Permite conhecer o estado dos dispositivos em todas as lojas, os alertas, a vida útil prevista...
+ Melhora a aparência das lojas, permitindo a rápida substituição de dispositivos em falha.

Sistema Dynalite

Sistema de controlo em rede para interiores

O Dynalite é um sistema de controlo integral que garante o uso eficiente dos edifícios de forma simples. Esta solução permite que a iluminação seja utilizada apenas quando necessário, reduzindo ao mínimo o consumo de energia sem comprometer o conforto dos ocupantes.

O Dynalite possibilita, entre outras funcionalidades: controlo horário, centralizado ou local através de ecrãs táteis, painéis, comandos infravermelhos, browser e até mesmo smartphones ou tablets; controlo inteligente consoante a ocupação ou regulação dos níveis consoante o fornecimento de luz natural no edifício; manutenção preventiva através da monitorização; integração com outros sistemas, etc.





Philips Dynalite a escolha inteligente

Escolher o Philips Dynalite é optar pelo melhor sistema de controlo de iluminação do mundo.

Testado em mais de 30 000 projetos, foi utilizado em algumas das maiores e mais extensas redes de controlo do mundo. A mesma tecnologia pode ser utilizada para qualquer aplicação, a qualquer escala.

Benefícios do sistema Dynalite da Philips

Controlo de iluminação predefinido

Dynalite é mais do que um simples sistema de controlo de iluminação. Permite criar diversos ambientes e gerar diferentes cenários de iluminação para se adaptar ao seu estado de espírito e à ocasião.

Gestão e monitorização

Pode configurar, controlar e supervisionar todas as luzes e os componentes a partir de qualquer ponto da rede e gerar relatórios de estado do sistema.

Facilidade de instalação e configuração

O sistema DyNet é mais fácil de instalar e requer menos tempo de configuração do que os sistemas convencionais.

Flexibilidade no design

Quando é necessário modificar os designs de iluminação ou os métodos de controlo, o software Philips Dynalite System Builder permite realizar as alterações através de uma simples reprogramação do sistema.

Poupança de energia

O uso de sistemas de iluminação inteligentes permite ajustar o nível da iluminação consoante a ocupação ou o fornecimento de luz natural no edifício, o que otimiza o rendimento energético e minimiza os custos operativos e de manutenção.

Escalável

O Dynalite é um sistema flexível que se adapta às alterações no edifício, ao número de utilizadores e à atividade de cada espaço. Todas as funções podem ser facilmente reconfiguradas sem necessidade de modificar a cablagem e os mesmos componentes podem utilizar-se tanto para iluminar um único quarto como para grandes projetos, que implicam milhares de unidades controladas.

Integração avançada com outros sistemas

Uma vasta gama de dispositivos de integração Philips Dynalite permite que o sistema DyNet trabalhe em conjunto com outros sistemas, como controlos de persianas, sistemas audiovisuais, controlos de temperatura e sistemas de gestão de edifícios.

Prolonga a vida útil das lâmpadas

A avançada tecnologia de regulação da tensão e do acendimento de Dynalite protege as lâmpadas contra sobrecargas e picos de tensão, o que aumenta bastante a vida útil das lâmpadas.

Regulação LED perfeita

A tecnologia do Philips Dynalite permite a atenuação sem cintilação das lâmpadas LED.

Características do sistema Dynalite



Programação avançada de calendários
É possível utilizar estados predefinidos de forma autónoma em momentos determinados ou em períodos variáveis.

Manutenção das lâmpadas
Permite detetar as lâmpadas que estão perto do fim da vida útil, facilitando a reinstalação das mesmas.

Monitorização em direto
É possível ver rapidamente todas as informações sobre o consumo de energia, obtendo de imediato as informações mais relevantes. Oferece ainda detalhes sobre qualquer potencial problema do sistema.

Mapas de ocupação
Permitem analisar e comparar as diferentes zonas do edifício consoante o nível de ocupação das mesmas, facilitando a gestão do espaço.

Elaboração de relatórios
Permite a elaboração de relatórios sobre o estado do hardware, o consumo de energia e o rendimento da iluminação de emergência.

Deteção de presença
Os sensores multifunções detetam o movimento, contribuindo para a eficiência energética e da instalação.

Aproveitamento da luz natural
Os sensores detetam a quantidade de luz natural em diferentes espaços, permitindo regular a iluminação artificial para obter os níveis de luz ideais.

Regulação por áreas
Os pontos de luz são agrupados por áreas e podem ser controlados em conjunto. Esta iluminação por áreas pode ser modificada rapidamente.

Vinculação inteligente
Sempre que existir uma zona ocupada isolada, tanto as zonas adjacentes como o tráfego para a saída estarão corretamente iluminados com níveis lumínicos mínimos de conforto e segurança.

Projetos de destaque com Dynalite






















1 Vicasol El Ejido, Almería

A iluminação é usada apenas quando necessário, minimizando o consumo de energia.

2 Carrefour España

Gestão remota que maximiza a poupança energética, respeitando o conforto.

3 Torre Serrano Madrid

Prémio Asprima Sima 2016. Melhor intervenção imobiliária de reabilitação.

4 Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Controlo abrangente que garante o uso eficiente do aeroporto.

5 Brico Depôt España y Portugal

Eficiência luminosa e poupança de energia na gestão dos centros de bricolage.

6 Hospital Txagorritxu Vitoria

Controlo inteligente baseado na ocupação ou regulação dos níveis com base na luz natural no hospital.

7 Finanzauto Arganda-Madrid

A iluminação pode ser controlada com facilidade e é muito confortável para os funcionários.

8 One Shelley Street Sídney

Hotel com a certificação de “Melhor Prática do Mundo” e seis estrelas “Green Star’

9 Sede Central BBVA Madrid

Controlo integral de um complexo de escritórios.

10 Auditorio Iveco Madrid

O controlo nas suas mãos.



Dynalite para saúde

Controlo de iluminação inteligente para hospitais inteligentes

Iluminação de qualidade é importante para a saúde e o bem-estar. Permite-nos ver bem, funcionar bem e sentir-nos bem. O relógio biológico e o ritmo circadiano são fortemente regulados pela exposição à luz. O acesso limitado à luz natural em ambientes como quartos de hospital (mesmo por curtos períodos de tempo) pode reduzir significativamente a capacidade do corpo de manter um biorritmo saudável.

O uso eficaz da luz nas instalações de saúde apoia os ciclos de sono dos pacientes e melhora a satisfação dos pacientes e dos profissionais de saúde. Também tem benefícios comprovados para a saúde mental e a produtividade.

Criar um hospital rentável e sustentável

+ Reduz o consumo de energia e as emissões de CO_2.
+ Melhora os resultados de sustentabilidade e o desempenho financeiro.
+ Garante a conformidade com certificações globais como WELL, LEED e BREEAM.
+ Prolonga a vida útil das lâmpadas.

O Sistema Dynalite é:



Inovador

O nosso sistema é avançado e original. Somos líderes mundiais em iluminação.



Sustentável

Projetado para atender às necessidades das pessoas e do planeta.



Centrado nas pessoas

Fácil de instalar, manter e usar. Os benefícios do nosso sistema são percebidos por todos.



Escalável

Adequado a projetos de qualquer tamanho, incluindo locais com vários polos.



De confiança

Apoiados pelo líder global em iluminação, Signify, oferecemos resultados consistentes nos quais pode confiar.

Benefícios:

Pacientes e famílias

+ A luz pode melhorar aspetos como o humor e a depressão, o sono e o tempo de internamento.
+ A iluminação conectada é especialmente benéfica para pacientes em cuidados especiais, cujos ritmos circadianos ou saúde emocional estão alterados, como pacientes com doença de Alzheimer ou em cuidados paliativos.

Profissionais de saúde

+ Crie um ambiente de trabalho ideal utilizando iluminação conectada que apoia o conforto, o estado de alerta e o desempenho da sua força de trabalho.
+ Os benefícios adicionais incluem a melhoria do ritmo circadiano e a redução do stress dos trabalhadores do turno noturno.

Chefes de departamento

+ Descubra novas eficiências, incluindo:
+ Maior satisfação e produtividade dos funcionários.
+ Melhores resultados de economia de energia e sustentabilidade.
+ Redução do tempo de internamento de pacientes.



Dynalite para retail

Soluções de controlo padrão para retalhistas de todos os tamanhos

+ Os sistemas de controlo de iluminação baseados em componentes Dynalite são modulares e escaláveis, adaptando-se a todos os formatos de loja, de pequenos supermercados locais a grandes hipermercados.
+ Estes sistemas permitem aliar a poupança de energia à aplicação da iluminação mais adequada em cada momento.
+ As soluções mais simples podem ser fornecidas em kits “plug & play” pré-configurados, que não necessitam de suporte especializado para comissionamento.
+ A gestão do utilizador é simples, graças aos seus interfaces intuitivos: interruptores com ecrã, ecrãs táteis, página Web.

Poupança energética

Gestão de cenários

Redução de custos de instalação

Fácil utilização

Sistemas Dynalite para retail

Store Mini Kit pré-configurado


+ Controlo através de comando manual
+ Plug & play
+ 4 cenas pré-configuradas
+ Controlo luminárias ON/OFF, DALI
+ Integração básica no BMS
+ Modular e escalável
+ Aplicação: supermercados express, lojas de proximidade...

Store Kit pré-configurado

+ Controlo por ecrã táctil ou interface web.
+ Plug & play
+ 32 cenas predefinidas
+ Controlo luminárias ON/OFF, DALI
+ Possibilidade de agendamento de horários
+ Sensorização para detecção de presença em BoH
+ Integração básica em BMS
+ Aplicação: lojas de média dimensão

Store Flex à medida

+ Controlo à medida
+ Possibilidade de incorporar qualquer componente do portfólio Dynalite
+ Controlo de luminárias ON/OFF, DALI, DMX, Zigbee...
+ Programação de horários, telegestão...
+ Sensores para deteção de presença e regulação com base na quantidade de luz natural
+ Integração em BMS sob vários protocolos
+ Aplicação: hipermercados, centros comerciais





Sistemas de Túneis



BaseLogic

Renovação da iluminação de túnel

Na Philips Lighting, estamos na vanguarda da tecnologia de iluminação, com os nossos novos sistemas de iluminação LED de alta qualidade e luminárias LED. Estes foram combinados com êxito no BaseLogic, o nosso sistema adaptável de iluminação de túnel, rentável e de fácil instalação. Foi concebido especificamente para conferir aos túneis existentes uma solução de iluminação LED moderna, atrativa, segura e ecológica.

Para quê renovar um túnel?

O motivo fundamental para a renovação da iluminação de túneis é substituir uma instalação obsoleta por uma iluminação e controlos LED, para melhorar a segurança, comodidade e funcionalidade do túnel, uma vez que os custos operacionais são reduzidos graças à poupança de energia. A poupança é imediata, tornando rápido o retorno do investimento.

Em termos de segurança e comodidade, a tecnologia LED permite um ajuste flexível do ambiente e da luminância de entrada. Isto evita um efeito de “buraco negro” ao entrar num túnel num dia de muito sol.

BaseLogic rentável e fácil de instalar

O BaseLogic é um sistema de iluminação de túnel adaptável e de monitorização básica, destinado principalmente à atualização de túneis existentes que requerem um sistema de iluminação de maior qualidade. O BaseLogic faz parte da oferta da Philips Lighting TotalTunnel. Apenas requer um investimento de capital reduzido e oferece baixos custos de operação, proporcionando o tradicional rendimento de alta qualidade que posiciona a Philips Lighting como líder da indústria de iluminação de túneis.

Uma grande vantagem deste sistema é que elimina a necessidade de uma nova infraestrutura de controlo nos projetos de renovação, utilizando os cabos de rede das luminárias para a comunicação das instruções de regulação. Isto reduz significativamente o tempo e os custos de instalação.

Além disso, as luminárias são pré-programadas com o comportamento do sistema e, por isso, não requerem qualquer equipamento de controlo adicional. A vantagem é que pode instalar o BaseLogic mesmo não sendo um especialista.


O BaseLogic é um sistema modular de iluminação em rede com várias opções. É possível selecionar e instalar apenas os componentes do sistema necessários para otimizar a iluminação de túnel. Pode ser instalado como um sistema de controlo independente ou pode ser gerido através de calendários e/ou sensores. Para os operadores de túneis interessados em relatórios de estado ou em controlo manual, o BaseLogic é um sistema aberto e pode ser integrado num sistema SCADA de gestão de túneis, para monitorização e controlo remoto.

Requer apenas um investimento reduzido de capital


Oferece custos de operação reduzidos

Fácil de instalar, sem necessidade de voltar a efetuar ligações de cablagem

Configuração integrada



Configuração independente





Sistemas de Túneis



TunneLogic

Mais do que iluminar, uma solução integral em iluminação ponto a ponto para túneis

A simples configuração do sistema minimiza os encerramentos por manutenção, o tempo de inatividade e os custos.

A informação sobre o estado do sistema ajuda a identificar e corrigir falhas rapidamente e a manter o tráfego em movimento.

Mais informações na página web da TunneLogic

Cinco benefícios:

+ Solução completa (luminárias, controlos e serviços de um único fornecedor)
+ Sistemas de controlo integrável (no SCADA)
+ Reduzir custos de operação e manutenção (encerramentos)
+ Inicio funcionamento rápido
+ Serviços especializados (Design, Financiamento, Project Management, Comissionamento & SAT, Integração)

TunneLogic. Controlo Inteligente

Características principais:

Descrição

+ Controlador e Monitorização de sistemas LED


Aplicação

+ Passagens Inferiores
+ Túneis Curtos
+ Túneis Longos

Componentes

+ Unidade de Controlo centralizada (MCU)
+ Unidades de Controlo Localizadas
+ Luminancímetros
+ Unidade de rede de comunicação de dados
+ Unidade de acesso remoto

Topologia do sistema





Master Control Unit (MCU)

Permite controlar as suas luminarias. Se desejar, pode associá-lo ao seu sistema de gestão SCADA.



Gateways DALI

Sistemas em rede que controlam a iluminação inteligente do seu túnel.



Luminancímetro

Mede a saída de luz da iluminação LED do seu túnel para verificar se é ótima para os condutores e, caso contrário, alerta a sua MCU.



Luminárias LED

Integra-se na perfeição com o seu sistema de iluminação de túnel proporcionando os níveis de iluminação adequados.

Multisensor D4i

Conforme os standards de interconectividade ZD4i


Os equipamentos de luz podem ser conectados aos dispositivos de IoT e estão prontos para o futuro, visto que os sensores e módulos de comunicação podem ser adicionados/atualizados após a implementação. Todos os equipamentos de luz certificados com ZD4i servem como infraestrutura para os nós/ sensores certificados D4i. .

Esta certificação, substitui o atual programa de certificação SR, que apenas era necessário quando o equipamento de luz ou nó/sensor não tinha a certificação ZD4i.

Zhaga ZD4i

Certificação Zhaga e DiiA

+ Um novo episódio na iluminação conectada do futuro
+ Equipamentos de luz inteligentes como plataforma
+ Um novo sinal de interoperabilidade para prescritores, instaladores e utilizadores finais



Mais fiável (IP66)

Integra-se na estética das luminárias

Pode ser instalado por cima ou por baixo

Maior segurança por trabalhar com baixa tensão (24 V) e um menor consumo (0,5 W em espera)

Multisensor ZD4i

A Signify apresenta um multisensor que se conecta aos equipamentos de luz de vias e áreas de recreio e lazer através do conector Zhaga. Preparado para poder ser gerido de forma remota através da aplicação Interact City.


+ Deteção de movimento / presença através de radar ⟶ Maximizar a poupança de energia e a segurança dos utilizadores da via.
+ É possível substituir o calendário padrão por meio do Interact. Isto permite uma poupança adicional de mais de 50% ao poder implementar perfis de iluminação inferiores.
+ Novas funcionalidades ligadas à iluminação: ruído, temperatura, vibrações e inclinação.




Deteção de movimento e ativação da iluminação:

+ Individual
+ Em rede em malha. Ativação gradual da iluminação (máximo conforto e segurança). Conectividade Bluetooth
+ Configuração através da aplicação (Android). Conectividade Bluetooth
+ Concebida para possibilitar o intercâmbio de dados com plataformas de IoT como Interact City

Gestão local



Gestão conectada ao Interact



Philips Master Connect

Os verdadeiros profissionais escolhem novas conexões para novas oportunidades

interact
ready.

Dê o primeiro passo em direção à iluminação conectada com as Philips MasterConnect LEDlamps

Estas lâmpadas LED inteligentes, ideais para substituição direta, permitem aproveitar todas as vantagens da iluminação conectada de forma rápida e económica. Graças à tecnologia sem fios, as lâmpadas MasterConnect LED maximizam a poupança energética, além de proporcionarem uma luz suave para um maior conforto visual.

Descubra todas as possibilidades de iluminação em
https://www.lighting.philips.pt/prof/highlighted-products/master-connect





O sistema de iluminação pode ser facilmente programado, através de uma aplicação intuitiva, para oferecer uma ampla gama de vantagens de iluminação inteligente. Estas vantagens vão do Bluetooth às vantagens adicionais de um sistema baseado na nuvem, bastando para tal adicionar um gateway à instalação.



Adicione interruptores de iluminação sem fios



Adicione sensores de iluminação automatizada



Adicione um gateway para iluminação conectada

Funciona com a aplicação Interact

Service tag



A Philips Service Tag consiste num novo sistema que simplifica a instalação e a manutenção das luminárias de iluminação de rua.


Através de um código QR localizado na embalagem, na própria luminária e num autocolante adicional que se pode colocar na base da coluna, obterá informações sobre a mesma, assim como sobre os componentes que a constituem e a localização de cada uma delas. Para tal, é necessário registar a luminária através da aplicação gratuita Philips Service tag.

Mais informações na página web da Service Tag



Serviço de monitorização da instalação.

Através da mesma Service Tag App, é possível contratar este serviço para seguir a evolução dos registos de cada utilizador dentro do mesmo projeto. Desta forma, favorecemos uma instalação à prova de avarias.



1. Antes da instalação







Todas as caixas chegaram, mas por onde começar? Lendo a etiqueta da caixa poderá conhecer o conteúdo exato da mesma e obter todas as informações necessárias para um instalação e preparação para funcionamento de forma simples e profissional. Desta forma poupará tempo e evitará erros de instalação.

2. Registo







Uma vez instalada a luminária, utilize a aplicação para registar o produto, é muito fácil!. A Philips oferecerá assistência durante toda a vida útil do produto. Também podemos organizar o fornecimento de peças sobresselentes quando necessário.

3. Resolução de problemas








Uma luminária não funciona? Não se preocupe, a aplicação Service tag ajuda-o. Basta ler a etiqueta colocada na tampa da coluna e obterá uma orientação para a resolução de problemas específica para essa luminária. Além disso, se estiver dentro do período de garantia, poderá registar diretamente uma reclamação, para obter uma assistência mais rápida.

4. Diagnóstico e lista de peças de reposição





A aplicação Service tag também lhe apresenta as peças de reposição disponíveis para um determinado produto, mostrando-as pela ordem mais provável da origem da falha.

5. Programação de reposição







Agora já possui o controlador de reposição, mas primeiro necessita de ser programado de acordo com as características da luminária. Basta instalar o controlador, ler a etiqueta com um smartphone ou tablet e selecionar a opção “Programar”, é muito simples!



Inovações Tecnológicas




Soluções solares
Página 116



Signify myCreation
Página 120



ClearStar. Proteção do céu noturno
Página 122



Lâmpadas Ultra Eficientes
Página 124



Nature Connect
Página 128



Human Centric Lighting
Página 130



OneSpace gen2
Página 134



Trulifi
Página 136



Soluções Retrofit trunking
Página 138

Soluções solares



Já é possível beneficiar da tecnologia fotovoltaica para a iluminação, quer em zonas rurais ou áreas isoladas sem acesso à rede elétrica, para instalar novos pontos de luz, bem como em cidade ou outras áreas eletrificadas, para substituir os existentes.

Neste catálogo, poderá encontrar desde soluções integradas “tudo em um” e “tudo em dois” (painel e bateria separados para maximizar a autonomia), independente da rede elétrica, a sistemas híbridos conectáveis à rede para garantir a autonomia nas situações mais desfavoráveis de escassa irradiância solar.


Levando pela primeira vez os benefícios desta fonte de energia renovável a equipamentos de luz de competência técnica e qualidade de design comprovadas como a Luma, UniStreet, CitySoul, Towntune e Farol Villa e projetor Coreline Tempo, sem esquecer as famílias “tudo-em-um” SunStay Pro e SunStay.

Da mesma forma, os novos controladores de carga abrem caminho para o controlo dos dados da iluminação solar: a monitorização do estado dos componentes, bem como a gestão da iluminação na plataforma Interact.

Mais informação sobre estas séries em:

140 Iluminação solar

Mais informações na página web Iluminação solar exterior



Melhorar a vida durante a noite com a luz do sol

Um preço acessível

+ Soluções avançadas e otimizadas com uma excelente relação entre o investimento inicial e o retorno.
+ Sem necessidade de cabos nem obras de construção civil dispendiosas
+ Impacto mínimo no meio ambiente
+ Soluções personalizadas para satisfazer as diferentes exigências.

Alta qualidade de luz

+ A Signify é a líder mundial em soluções de iluminação de rua.
+ Soluções inovadores com painéis fotovoltaicos, baterias e controladores de carga integrados.

Sistemas robustos e fiáveis

+ Concebidos e produzidos de acordo com os requisitos mais exigente e que permitem uma supervisão remota
+ Noites completas de luz, mesmo após vários dias de céu encoberto
+ Garantia do sistema completo

Instalação e manutenção fáceis


+ Sistema modular, plug & play
+ Sistemas de controlo inteligentes incorporados
+ Sistema de ligação simples, à prova de avarias

Sensorizado e com gestão remota

+ Para maximizar a vida útil da bateria sem comprometer a segurança rodoviária

Duas propostas diferentes


Sistemas integrados



SunStay



SunStay Pro



SunStay Pro painéis verticais

Luminárias solares para Sistemas não integrados e tudo em dois



Luma gen2 Solar



UniStreet gen2 Solar



Farol Villa LED gen2 Solar



CitySoul gen2 Solar



TownTune assimétrica Solar



Coreline Tempo LED Solar



Tudo em dois





Solar desconectado da rede


• Poupança nos custos de cablagem e distribuição.

Este sistema consiste em luminária LED, painel solar, controlador de carga e bateria desenhada para funcionar de forma completamente autónoma e desconectada da rede eléctrica. O painel solar carrega a bateria durante o dia e a energia armazenada alimenta a luminária durante a noite.

Solar Híbrido

• Para os pontos de luz conectados à rede

O painel carrega a bateria durante o dia e a energia armazenada alimenta a luminária durante a noite. No caso do nível de carga da bateria descer abaixo de um limite pré-definido, a luminária é alimentada a partir da rede, garantindo a iluminação mesmo quando se prolonguem os dias com pouca irradiância solar.







Híbrido

• Poupanças durante os períodos de pico de procura.
• Permite o armazenamento distribuído

O sistema não tem um painel fotovoltaico, mas graças às baterias miniaturizadas podemos obter algumas horas de iluminação. Estas são carregadas durante os períodos de vazio, a fim de descarregar a sua energia durante os períodos de pico. A iluminação durante os períodos de vazio também é obtida a partir da rede.

Vasta gama de aplicações

Nível lumínico baixo
5K lumen – 8K lumen



- Parques
- Praças
- Ciclovias

Nível lumínico médio
8K lumen – 13K lumen



- Estradas urbanas
- Estradas interurbanas
- Estacionamentos

Nível Lumínico elevado
13K lumen – 24K lumen



- Estradas principais
- Auto-estradas
- Grandes Áreas

Combo CC - Gen4

O coração de um sistema de iluminação solar

A mais completa gama de controladores solares que incorporam num único elemento o carregador, o controlador, assim como o driver LED. Esta gama de controladores está disponível tanto para sistemas não conectados à rede como para os híbridos, e pode alimentar luminárias com os fluxos lumínicos mais exigentes, enquanto asseguram os sistemas solares mais eficazes do mercado. Dispomos também de versões compatíveis com Interact que permitem gerir e configurar remotamente as luminárias solares associadas.




Aplicação de configuração

Interact, Signify Solar Gen4 Configurator, Signify Service Tag e Signify Integrated Solar são aplicações B2B que permitem monitorizar e configurar facilmente luminárias solares integradas e não integradas da Signify. Projetado para ser usado por parceiros certificados da Signify, engenheiros de serviço e instaladores qualificados.

Agora é possível gerir remotamente luminárias não solares e solares em conjunto.

Fiável em diversas condições e aplicações



Signify myCreation



Designs exclusivos, impressos de forma sustentável

Continuamos a apostar na impressão 3D das nossas luminárias para que nos possamos adaptar o máximo possível às características do espaço onde serão instaladas e reduzir os prazos de entrega. Estas luminárias são fabricadas com componentes que podem ser reutilizados ou reciclados, como o policarbonato 100% reciclável. Além disso, possuem menos peças, o que simplifica a montagem e reduz o peso, ajudando a reduzir as emissões do transporte.


As luminárias impressas em 3D permitem-nos melhorar o nosso compromisso ambiental em todas as fases do produto, assumindo uma redução global de 47% nas emissões de CO_2 em comparação com os produtos convencionais.

Mais informação sobre estas séries em:

500 Downlights
600 Projetores
688 Campânulas decorativas

Mais informações na página web:
https://www.shop.mycreation.lighting.philips.com

A nossa contribuição para a sustentabilidade



Altamente reciclável: menos peças, menos parafusos

Fabricada maioritariamente com peças de policarbonato altamente reciclável, é uma iluminação concebida para ser reciclada.

Sem pintura

O material é colorido antes de ser convertido em filamento (a “tinta” da impressora 3D), pelo que não necessita de pintura nem pós-processamento adicional dos materiais impressos.

As soluções Signify myCreation oferecem iluminação de qualidade, flexível, sustentável, personalizável, segura e fiável.

A iluminação impressa em 3D pode reduzir ainda mais a pegada de carbono até em:

-76%
emissões de carbono no fornecimento e no fabrico de materiais

-28%
emissões de carbono no transporte graças ao peso reduzido

-27%
emissões de carbono no final do ciclo de vida

Benefícios:

+ Ampla gama para dar resposta a todas as necessidades ou aplicações de iluminação interior.
+ Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
+ Versões que cumprem os regulamentos de iluminação para escritórios.
+ Permite a renovação das luminárias sem ter de fechar o seu negócio.
+ Permite a personalização do design e da proposta de iluminação.
+ Qualidade de luz perfeita sobre os produtos expostos.

Aplicações:

+ Aeroportos
+ Escritórios
+ Supermercados
+ Hotéis
+ Restaurantes
+ Moda



Sistema ClearStar



Daniel López/IAC.

Proteção do céu noturno

A iluminação artificial tem permitido que a humanidade viva em cidades mais seguras ao prolongar a vida durante a noite, contudo, a sua utilização excessiva e indiscriminada implica que muitas populações estejam demasiado iluminadas.

A Via Láctea deixou de estar visível para mais de um terço da população mundial, incluindo cerca de 60% dos europeus.

Em Espanha, a qualidade do céu representa uma riqueza que devemos proteger, não só para os grandes observatórios internacionais mas também para os astrónomos amadores e os próprios cidadãos.

"Um espectro específico

para minimizar a iluminação invasiva da luz e conservar o céu estrelado

Vantagens das óticas ClearStar:

Maior eficiência ao nível dos sistemas comparativamente aos LEDs âmbar

Baseada nas plataformas LED e óticas standard **mais facilmente atualizáveis** para assegurar os máximos níveis de eficiência disponíveis no mercado.

Fácil de manter e substituir. Pode ser montado posteriormente.

Sem impacto nas **distribuições fotométricas**



Ótica ClearStar

Lâmpadas ultra eficientes

Gama LED mais que eficiente, ultra eficiente!



A nova gama de produtos de iluminação LED Ultra Eficiente continua a impressionar em termos de redução dos custos energéticos e das emissões de carbono. Com economias de energia até 60% em comparação com os produtos LED normais e uma vida útil até 3,5 vezes mais longa, são a escolha perfeita para todos os clientes que querem tornar o seu negócio mais sustentável.

Mais informação sobre estas séries em:

8|∅ Lâmpada ultra eficiente

Mais informações na página web:

Gama de lâmpadas, tubos e focos LED de Ultra Eficiência

Sustentabilidade

A sustentabilidade é parte essencial do nosso negócio. E a inovação é um motor importante para integrar a sustentabilidade em cada fase do ciclo de vida dos nossos produtos. Desde a eficiência energética e as embalagens sem plástico à redução de substâncias nocivas, ao aumento da circularidade e à melhoria do bem-estar. Todas as iniciativas são benéficas para si e para o planeta.

O consumo de energia é frequentemente o fator mais importante para determinar o impacto de um produto no meio ambiente ao longo da sua vida útil. Ao melhorar a eficiência energética de um produto, podemos reduzir a quantidade de energia que consome e, por sua vez, a respetiva pegada de carbono. A lâmpada LED de classe A foi concebida para consumir menos 60% de energia do que uma lâmpada LED tradicional da Philips, o que significa um passo importante para a poupança energética e para o planeta.



REAL PROs REAL QUALITY

Os verdadeiros profissionais ajudam os seus clientes a obterem ultra economia de energia

Menos 60% de consumo

Reduz significativamente o desperdício, respeitando o meio ambiente.

Poupe dinheiro

Consomem cerca de 60% menos energia do que as lâmpadas LED standard da Philips.

Ultra eficiente

Uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, os resíduos de material e o consumo de energia.

Vida útil 3,5 vezes maior

100.000 horas em tubos LED e 50.000 horas em lâmpadas.



Our Ultra Efficient Light

A UE pede-nos que mudemos para LED

Vamos fazê-lo!



A UE está convencida das numerosas vantagens da iluminação LED. Por isso, esta mudança é uma das suas prioridades. Com a aplicação do Regulamento relativo à conceção ecológica de 1 de setembro de 2021, os países pertencentes à União Europeia deverão eliminar progressivamente as fontes de luz convencionais, transitando para uma eliminação mais ecológica e eficiente do ponto de vista energético.

Mais informações na página Web:
Conversão para LED | Philips Lighting

Transformar o convencional em sensacional

Rápido e fácil de instalar

As lâmpadas e tubos LED da Philips são a alternativa perfeita e fácil de instalar.

Gama completa

A Philips oferece uma solução de iluminação LED de alta qualidade para cada necessidade e orçamento.

Sustentabilidade

O seu baixo consumo de energia e a sua vida útil mais longa convertem a iluminação LED na opção mais sustentável.

Rendimento fiável

A tecnologia LED de mais alto nível garante um esforço mínimo de manutenção e os melhores resultados de iluminação.

Lâmpadas e tubos LED da Philips para uma substituição eficiente



Focos LED

Os nossos spots LED foram concebidos a pensar nos custos e na eficiência energética.

Saber mais >



Substituição de HID LED

A Philips TrueForce oferece lâmpadas LED de alto rendimento para aplicações na indústria, no comércio e na iluminação rodoviária.

Saber mais >



Lâmpadas LED

Oferecem uma maior vida útil com soluções de iluminação sustentável. Cria um ambiente de iluminação versátil e atrativo.

Saber mais >



Tubos LED

A forma mais simples de atualizar para tubos de luz LED e desfrutar de uma poupança energética imediata. Os tubos LED da Philips cobrem a mais ampla gama de aplicações.

Saber mais >

Quer minimizar os custos de energia? Nós ajudamos!

Substituir a iluminação convencional por lâmpadas LED pode parecer um grande investimento, mas é também um investimento inteligente. A mudança para LED normalmente é amortizada no primeiro ano.

Aceder à ferramenta >

Sabe que luminária LED pode substituir a sua luminária convencional?

As luminárias LED Philips são a substituição perfeita para maximizar a poupança de energia e melhorar a qualidade da sua iluminação.

Aceder à ferramenta >

Signify NatureConnect

Deixe a luz natural entrar novamente na sua vida



Pesquisas recentes mostram que a natureza tem um grande impacto no nosso bem-estar fisiológico, mental e emocional.

No interior, a maioria de nós não recebe a dose necessária de luz natural para se sentir feliz e saudável.

A exposição à luz do dia é muito importante para nós:

+ Estado anímico
+ Níveis de energia
+ Conforto
+ Produtividade
+ Qualidade do Sono
+ A nossa saúde e bem-estar em geral

Mais informações na página Web:
signify.com/pt-pt/innovation/natureconnect

Benefícios

Melhorar o bem-estar

+ Apoia o ritmo natural do corpo no ciclo dia-noite.
+ Mantém-no activo durante o dia e prepara-o para uma boa noite de descanso
+ Estimula a saúde mental e emocional positiva

Aumentar o desempenho

+ Melhora o compromisso e a satisfação no local de trabalho
+ Faz aumentar os níveis de energia
+ Estimula a interacção e colaboração

Criar um ambiente inspirador

+ Melhorar a identidade da sua empresa
+ Ajustar as cenas de acordo com a atividade que se vai desenvolver.
+ Criar uma atmosfera vibrante, alegre ou de concentração.

A luz certa para cada momento

Cenas de iluminação natural para diferentes actividades e espaços



Activo



Relax



Apresentação

Nature connect adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente profissional em interiores



Escritórios

Criar um ambiente de trabalho saudável e atractivo para os seus empregados.



Hospitais

Melhoria do ritmo circadiano e criação de um local de trabalho melhor.



Centros de conferência

Criar o contexto ideal para estimular a interacção e colaboração.



Instituições

Criar um ambiente saudável para as pessoas que passam longas horas em espaços. interiores.

Os empregados de escritório com elementos naturais como plantas e luz solar têm:

+15%
maior nível de bem-estar

+6%
maior nível de produtividade

+15%
mais alto nível de criatividade



Human Centric Lighting (HCL)

O que é a iluminação centrada nas pessoas

A Signify tem um conhecimento profundo dos efeitos da luz nas pessoas que, combinados com os conhecimentos tecnológicos, nos permite oferecer uma ampla gama de soluções de iluminação de alta qualidade para a criação de espaços de trabalho que se adaptem às diferentes necessidades e estados de espírito, para trabalhar e viver com maior conforto.

Luz para ver melhor

A iluminação é essencial para a visão. Sem luz suficiente, não conseguimos ver bem e temos dificuldade em concentrar-nos nos pequenos detalhes. No entanto, demasiada luz tem o efeito contrário: encandeia, cria uma iluminação invasiva intensa e pode causar perturbações visuais. O segredo para ver melhor assenta em soluções de iluminação que criem exatamente o equilíbrio adequado entre claridade e conforto.

Luz para se sentir melhor

A iluminação tem um efeito profundo nas pessoas, uma vez que determina a nossa sensação geral de bem-estar. A razão é simples: a luz é o regulador mais poderoso do nosso ritmo circadiano. É por este motivo que a Human Centric Lighting é primordial para a saúde e bem-estar das pessoas.

Luz para funcionar melhor


A luz também permite que as pessoas funcionem melhor. Principalmente de manhã, as pessoas precisam de um impulso de energia e concentração para funcionar. Com a HCL, podemos conseguir com luz artificial essa iluminação que o ser humano necessita.

+90% do nosso tempo é passado entre quatro paredes



Tecnologia Philips BioUp

A tecnologia Philips BioUp melhora o espectro de LED com luz ciano. Isto aumenta o impacto biológico da luz. Com o BioUp, o DER melanópico é 42% superior ao do espectro de LED padrão, sendo, assim, mais aproximado da luz natural, o que favorece o bem-estar das pessoas. Não altera as caraterísticas da luz: tonalidade, composição de cores, etc. (4000 K, CRI>80, R9>50). O gráfico mostra o espectro de LED Standard (linha branca) e o novo BioUp (linha preta). O pico no comprimento de onda do ciano é claramente visível.



Distribuição de potência espectral de uma fonte LED Standard de 4000 K (linha branca) e da Philips BioUp (linha preta).

Encontrar o equilíbrio adequado

A tecnologia LED com espectro melhorado no ciano ajuda a simular o ciclo circadiano, ativa as células ganglionares do terceiro fotoreceptor e utiliza menos energia para o nível de iluminação de 500 lux.

A tecnologia LED incorporada nas nossas luminárias com BioUp é uma solução de qualidade que consegue:

+ Temperatura de cor branco neutro habitualmente destinada a escritórios
+ IRC >80
+ Luz ativa biológica com um DER melanópico alto
+ Ativação próxima do espectro da luz natural
+ Cumprir as normas de escritório, como LEED e BREEAM
+ Ajuda a conseguir pelo menos 4 pontos WELL de iluminação

Saúde e bem-estar no local de trabalho

A importância da iluminação na certificação WELL de edifícios

A certificação WELL estabelece as condições que devem ser satisfeitas para que o ambiente do edifício seja saudável e mede diversos parâmetros organizados em “conceitos”: ar, água, alimentação, luz, atividade física, conforto.

O conceito LUZ de WELL promove a exposição à luz com o objetivo de promover uma iluminação ideal dos edifícios de forma a favorecer a saúde visual, mental e biológica.
dos utilizadores.

INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE™



Superfícies luminosas

Inspiração em qualquer local

Na Signify, consideramos que não existem duas necessidades iguais, por isso, cada espaço exige a sua própria solução repleta de significado.

O nosso vasto catálogo de produtos ajudará a materializar as suas visões mais ousadas e a captar a essência de cada espaço de uma forma totalmente pessoal e única.

Mais informações na página Web:
Luminous Textile gen2 | Color Kinetics
OneSpace gen2 | Color Kinetics

Superfícies luminosas

A Signify está na vanguarda da inovação há mais de 120 anos. Utilizamos a capacidade transformadora da luz para fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, proporcionando luz de grande qualidade em locais públicos, espaços profissionais e em casa.

Levamos a luz para além da iluminação, com o desenvolvimento de superfícies luminosas inovadoras para decorar, inspirar, surpreender e estimular as pessoas nas habitações, ambientes comerciais, escritórios, cidades, etc.

Dentro destas soluções, propomos quatro possibilidades repletas de design e qualidade que impressionarão tanto os seus clientes como os seus colaboradores e visitantes:

Luminous Textile gen2

OneSpace gen2


Luminous Textile gen2

Jogue com luz, texturas e conteúdo dinâmico



Essa é a beleza do Luminous Textile gen2. Combina na perfeição LED multicores dentro de fantásticos painéis têxteis que atenuam igualmente o som.

Uma solução que proporciona maneiras infinitas de jogar com a textura, o movimento, a cor e a luz. Assim, poderá exprimir emoções, convencer com design e dar vida aos espaços.



Inspiração em qualquer local

Cada espaço exige a sua própria solução repleta de significado. O Luminous Textile gen2 ajuda a materializar as suas visões mais ousadas e a captar a essência de um espaço de uma forma totalmente única.

Liberdade de design

O Luminous Textile gen2 está disponível numa vasta gama de tamanhos, sendo possível ter formas infinitas de organizar uma composição própria. Construa uma grande parede ambiental como ecrã de fundo espetacular. Acompanhe a subida de uma escada com painéis escalonados. Em alternativa, coloque painéis individuais numa parede e apresente um fluxo de conteúdo nos referidos painéis. Tudo é possível.

Fácil de controlar

Utilize vídeos do nosso catálogo de conteúdo para acrescentar efeitos decorativos ou criar ambientes naturais.
Em alternativa, carregue o seu próprio conteúdo dinâmico para criar o seu próprio toque visual e emocional. O Luminous Textile gen2 é fácil de controlar com qualquer dispositivo ligado à rede do painel, como um telemóvel, portátil ou tablet. Assim, é possível mudar o ambiente de uma casa apenas com um toque num botão.


Fácil de instalar

No âmbito de uma solução única, todos os elementos eletrónicos são integrados num painel do Luminous Textile gen2, o que torna a sua instalação fácil. A sua montagem é tão fácil como colocar um quadro na parede.

OneSpace gen2

Reinventando o conceito de teto

O OneSpace gen2 é um painel luminoso para o teto, numa ampla variedade de tamanhos para o liberta das restrições do design dos tetos convencionais.





O que é o OneSpace gen2?

O OneSpace gen2 combina iluminação de vanguarda, tecnologia acústica e elegância.

Este painel produz uma iluminação estimulante devido à uniformização perfeita da luz em toda a sua superfície; além de potenciar a acústica do espaço, através de materiais que absorvem o som.

O OneSpace gen2 cria um aspeto moderno e minimalista com um rebordo extremamente fino, que se integra discretamente na arquitetura do teto graças às várias possibilidades de montagem.

As versões OneSpace gen2 Prefab são fabricadas em formatos quadrados ou retangulares, que vão dos 900 x 900 m até aos 1800 x 3000 mm de superfície luminosa em 3000 K, 4000 K ou branco regulável (2700–6500 K). Consulte-nos para saber mais.

Signify trulifi

Iluminação de qualidade e ligação à Internet segura, fiável e de alta velocidade




Trulifi oferece uma ligação de dados de banda larga estável e rápida através da iluminação

Utiliza ondas de luz para transmitir os dados, em vez de ondas de rádio como nas redes Wi-Fi.

Mais informações na página Web
www.signify.com/global/innovation/lifi

A Trulifi líder mundial em iluminação, proporciona uma ligação sem fios bidirecional que é fiável, segura e rápida.



Benefícios:

+ Banda larga segura, fiável e rápida com uma ampla zona de cobertura. Velocidade de 30 Mbps. Espectro mais de 1000 vezes superior às ondas de rádio (Wi-Fi).
+ A TruLifi permite a ligação à Internet mediante dispositivos independentes ou bem integrados nos equipamentos de luz.
+ Segurança. Apenas os utilizadores presentes no conjunto de luzes Li-Fi podem ligar-se. Precisa de uma chave de acesso USB personalizada.

Aplicações:

+ Locais que requerem um alto nível de segurança: bancos, instituições públicas e governamentais.
+ Locais sensíveis a radiofrequências: hospitais, clínicas, escolas, fábricas.
+ Locais onde a rede Wi-Fi seja insuficiente ou não esteja disponível:
  edifícios multiarrendamento, subterrâneos, parques de estacionamento.
+ Solução escalável: vários utilizadores e dispositivos. Integração com sistemas de controlo.






Como o implementa a Signify

Sem renunciar à iluminação

Os dispositivos da TruLifi podem se integrados nos equipamentos de luz ou trabalhar de forma independente.

Soluções específicas por aplicação

Sistema da LiFi para escritórios, hospitais, salas de reuniões... Integrado no teto ou montado em equipamentos de luz Philips*. Radiação de luz Infravermelha 150 Mbp, 128 bit. Sistema da LiFi específico para instalações industriais. Sistema fixo de ponto a ponto. Utiliza luz de cor com 250 Mbps.

*Consulte Signify para as diferentes opções

Uma solução, cobertura global

A Signify fornece a mesma tecnologia em todo o mundo, o que permite aos clientes realizar implementações em diferente localizações.

Soluções Retrofit Trunking

A maneira mais fácil de passar da iluminação convencional para a LED



Reduza o consumo de energia, seja mais sustentável e ao mesmo tempo forneça iluminação de qualidade para criar um ambiente de trabalho confortável e acolhedor.

A solução Philips Retrofit Trunking é a forma mais fácil de mudar da iluminação convencional para a iluminação LED. Reaproveitar o que existe é a melhor solução para o meio ambiente e a mais acessível.

Dependendo dos sistemas de calhas de iluminação instalados, oferecemos vários produtos que se podem conectar, bem como soluções personalizadas aos requisitos específicos do projeto.

Mais informações sobre estas séries em:

668 Maxos Led Industry

Maxos LED Industry



Maxos LED para TTX400



Maxos Universal



Unidades elétricas LED para combinar com sistemas de calhas de iluminação, para substituição direta de iluminação convencional com poupanças de energia de até 50% em comparação com os tubos fluorescentes. Fornecem elevados níveis de iluminação com as temperaturas de cor e fatores de encandeamento necessários. Uma seleção de óticas que permitem obter um feixe largo, médio ou duplo assimétrico oferece flexibilidade na distribuição da luz. Em comparação com uma instalação convencional de fluorescência, esta solução LED permite amortizar o investimento em menos de três anos.

Porque escolher a solução Retrofit da Philips

Dispomos de soluções flexíveis que se adaptam à maioria das calhas existentes

Poupa mais de 55% de energia em comparação com instalações de iluminação convencionais

Aumenta a vida útil dos LED, reduz a substituição de lâmpadas

Iluminação LED de alta qualidade e compatível com a indústria

Reduz o consumo de W/m² da sua instalação

Reduz a pegada de carbono reutilizando a infraestrutura elétrica existente

SunStay Pro gen2

Iluminação solar



SunStay Pro gen2 é uma família de luminárias solares com uma conceção única e revolucionária que incorpora o painel fotovoltaico, o controlador de carregamento, a bateria e o módulo LED em um só elemento para facilitar a instalação e a manutenção.

O SunStay Pro gen2 está disponível em dois tamanhos, standard e mini e possui versões não conectadas à rede e híbridas que asseguram luz todo o ano, conseguindo melhorar a eficiência e a poupança energética desde o primeiro momento. Concebida e fabricada na Europa, a SunStay Pro gen2 marcará um ponto de viragem na iluminação solar.







Benefícios e características

- Permite levar a luz a áreas sem acesso à rede elétrica, sem a necessidade de instalar tubagens
- Luminária solar tudo-em-um, fácil de instalar disponível em dois tamanhos
- Abertura sem ferramentas a partir da parte superior para uma manutenção mais simples
- Versões desconectadas da rede elétrica ou híbridas que asseguram luz durante todo o ano
- Compatível com painéis verticais para reforçar a captação solar, especialmente no inverno
- Conector Zhaga superior para nós de comunicação Interact, para gerir remotamente os pontos de luz solar
- Conector Zhaga inferior para o nosso detetor de presença por radar (Multisensor) que maximiza a duração da bateria
- Três tamanhos de bateria de ferrofosfato de lítio configuráveis
- Controlador de carregamento com tecnologia MPPT para maximizar a eficiência
- Configurável no terreno através de Bluetooth com a nossa app ServiceTag, de forma muito intuitiva
- Inclui etiqueta de serviço ServiceTag para facilitar a instalação e indicadores LED de autodiagnóstico
- Versões com óticas ClearStar para proteger o céu

Aplicações

- Viales e rotundas
- Zonas rurais e infra-estruturas remotas
- Parques, caminhos para pedestres e ciclovias
- Zonas industriais e estacionamentos
- Centros comerciais, áreas empresariais e praças

Garantia

- 5 anos.




SunStay Pro gen2


Informação técnica

LEDs | IP66 | IK09 | IK07 PV panel | 4–10 m | 50Hz | 220V 240V | máx +40ºC -20ºC mín | Scx m²

SunStay Pro gen2 é uma família de luminárias solares tudo-em-um preparada para o futuro, para instalações sem acesso à rede elétrica ou com acesso e em que se procure obter uma poupança energética sem renunciar a ter luz durante todo o ano.



VGP726



VGP724







SunStay Pro gen2

Informação técnica

Família	SunStay Pro gen2
Versões	**VGP726**, tamanho standard **VGP724**, tamanho mini
Material	Carcaça de fundição de alumínio injetado, fechamento de vidro temperado plano, ópticas PMMA.
Difusor	Vidro Plano
Fluxo sistema de família	Até 9341 lm
Consumo sistema de família	Até 89,8 W
Óticas e difusores	Mais de 40 distribuições ópticas disponíveis e paralúmen. Paralúmens opcionais. DM10, DM11, DM12 DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM52, DM65, DM70, DPR1, DPL1, DS50, DS51, DW10, DW30, DW50, DW52, DW65, DX10, DX50, DX51, DX52, DX65 , DX70, DN08, DN09, DN10, DN11, DN25, DN26, DN33, DN50, DRM1, DRM2 DRN1, DRN2, DRXN0, DRXN1. Verifique as versões disponíveis do CleaStar
Eficiência do sistema da família	Até 187 lm/W
Tensão de entrada	Versão não conectada à rede: bateria interna 25.6V. Versão híbrida: 220-240V / 50Hz (flutuações de tensão de alimentação de rede -/+ 10%). Corrente de entrada 10.8 A durante 328 µs para a rede elétrica de 230 V medida a 50% de pico. O fator de potência é > 0.90 em plena potência.
Capacidade do módulo do painel solar	Versão standard de 73 Wp, versão mini de 39 Wp, com possibilidade de adicionar até três painéis verticais de 200Wp para versões sem rede.
Tipo de célula solar	Silício monocristalino
Tipo de bateria	Ferrofosfato de lítio - LiFePO4
Capacidade da bateria	Fora da rede: 12Ah / 18Ah / 30Ah (VGP726)- 25,6V Híbrido: 12Ah / 18Ah (VGP726)- 25,6V
Eletrónica de carga	Controlador com tecnologia MPPT integrada (*)
Eficiência do controlador	> 90%
Eficiência do controlador	> 90%
Autonomia mínima	Configurável de acordo com o tamanho da bateria

Configurações de controlo disponíveis	Configurável através de Bluetooth e Interact. Até 5 passos Interact, consultar componentes adicionais necessários
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K. 1800 K e 2000 K com ClearStar. Consulte outras opções disponíveis mediante pedido (2200 K, 2700 K e 5700 K).
Índice de restituição cromática	70 para 3000 K e 4000 K 80 para 3000 K
índice de cromaticidade	SDCM < 5
Sensor de movimento	Multisensor, conectável ao conector Zhaga inferior
Indicador de carga e descarga	SIM
Classe eléctrica	III para versões off-grid, I ou II para versões híbridas
Cor	Cinza escuro, semelhante a RAL7043
IP	66
66	09 ('07 panel)
Proteção contra sobretensão	10 kV em versões híbridas
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do controlador	0,5% por 5 000 horas
Vida útil	De acordo com a versão até 100 000 h L95
Temperatura de funcionamento	-20 °C a + 40 °C
Peso	Máx. 28 kg
Superfície ao vento Scx (m^2)	Inclinação zero: 0.106 m^2 / Inclinação 15°: 0.168 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Espigot reversível. Entrada post-top: 60/76 mm. Entrada lateral: 60 mm Inclinação entre 0 e 15° em passos de 2,5°
Configurador	VGP724n e VGP726n
Autonomia	O bom funcionamento e desempenho do sistema dependerá do dimensionamento de Os componentes adicionais do mesmo. Partindo Do projeto luminoso, as exigências iniciais de autonomia mínima e a localização do projeto, serão estabelecidos os valores oportunos de bateria e painel solar.

SunStay

Iluminação solar



Com a SunStay, é possível criar uma solução com uma luminária solar em projetos em que os requisitos de nível de luz ou autonomia são limitados. Com a SunStay, é possível levar luz a locais de difícil acesso à energia elétrica, dotando-os de uma iluminação fiável, de alta qualidade e com um design que se adapta a qualquer ambiente.



Detalhes do produto





Luminária urbana com bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4), painel solar, controlador de carga e sensor PIR integrado na luminária (versões não híbridas).

Benefícios

- Proporciona luz em áreas sem acesso à rede elétrica
- Elevada poupança energética
- Proteção da paisagem natural: não é necessário cavar valas para a passagem dos cabos
- Respeita o meio-ambiente

Características

- Alta eficácia luminosa de 175 lm/W para maximizar o desempenho da bateria.
- Bateria de fosfato de ferro-lítio substituível para uma longa vida útil e operações sem complicações
- Controlador de carga MPPT para máxima eficiência.
- Caixa em alumínio fundido sob pressão para uma ótima robustez e excelente dissipação do calor.
- Suporte de montagem para poste de iluminação especialmente concebido com ângulos de inclinação ajustáveis entre 0 e 15° para montagem superior e lateral no poste.
- Perfil de regulação, definido na fábrica, em conjunto com o sensor PIR para maximizar o tempo de funcionamento. Ajustável através da aplicação para versões com Bluetooth
- Função de autodiagnóstico em conjunto com indicadores LED de carga da bateria, descarga e tensão de corte.

Aplicações

- Vias de classe A e B
- Zonas rurais
- Parques
- Indústrias
- Escolas

Autonomía:

- 24 horas com sensor de movimento
- Até 12 horas na potência máxima
- Garantia: 3 anos.





SunStay

Informação técnica

LEDs | IP65 | IK06 Painel Solar | IK08 Difusor

A SunStay é a solução integral (All in one) de iluminação solar para espaços verdes e urbanos ou áreas isoladas. Disponíveis em uma versão autónoma (off-grid) e em uma versão híbrida (on-grid) e com o sistema BLE (BlueTooth Low Energy) para facilitar a mudança de programação no campo.









SunStay

Informação técnica

Família	SunStay
Versões	**BRP710** off grid (BLE) ou híbrida (HY)
Material	Corpo de alumínio fundido com pressão. Globo de policabornato tratado para UV Painel de silício monocristalino (MO)
Tensão do sistema	12,8Vdc
Fluxo sistema de família	LED30: 3000 lm, LED45: 4500 lm, LED60: 6000 lm (só versões híbridas)
Consumo sistema de família	17 W, 25 W e 35 W
Óptica e difusores	MR, estrada media
Eficiência do sistema da família	>170 lm/W
Capacidade do módulo do painel solar	35Wp (35MO) ou 60Wp (60MO)
Tipo de célula solar	Monocristalina
Eficiência da célula solar	>12 %
Tipo de bateria	Ferrofosfato de lítio - LiFePo4 (LFP)
Capacidade da bateria	256 Wh e 380 Wh
Eletrónica de carga	Controlador com tecnologia MPPT(*) integrada e Controlador
Eficiência do carregador	>90%
Eficiência do controlador	>90%
Autonomia mínima	24 h com curva de regulação e sensor
Curva de regulação	Configurável por Bluetooth
Temperatura de cor	WW: 3000K e NW: 4000K. Consultar a disponibilidade de outras temperaturas de cor
Índice de restituição cromática	>70

Sensor de movimento	PIR incluído para versões off grid. Altura máx.: 6 m para 3000 lm / 4500 lm / 6000 lm
Interruptor ligar/ desligar	SIM
Indicador de carga e descarga	SIM
Possibilidade de regulação	Até quatro passos, configurável via Bluetooth para versões off grid. Versões híbridas definidas de fábrica. PDIM30: Com sensor de movimento. Primeiras 5 horas - 100% com detecção/30% sem detecção, As 5 horas seguintes: 30%. Resto da noite – 100% com detecção/30% sem detecção FDIM50: Sem sensor de movimento. 5 horas 100%, resto da noite 50% FDIM20: Sem sensor de movimento. 4 horas 100%, resto da noite 20%
Classe elétrica	Autônoma: III. Híbrida: II
Cor/acabamento	RAL7011
IP	65
IK	06 Painel Solar. 08 Fechamento
Marca CE	SIM
Proteção contra sobretensão	4 kV, opcional até 10 kV externo
Vida útil	50 000 h L70
Humidade operacional	Até 95%
Altura máxima recomendada do equipamento	6 m max. para todas as versões.
Peso	10,5 Kg e 19 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste e entrada lateral
Ângulo de inclinação ajustável	De 0° a 15°
Diâmetro externo de montagem	de 48 a 60 mm



SunStay

Solar | 3000/4000/5700 | LED | 50000 L70 | Deteção de presença

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]
Luminárias AIO versão BLE (Bluetooth)				
919515814302	BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar	25	4500	3000
919515814301	BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar	17	3000	3000
Luminárias AIO híbridas				
50199700	BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR	35	6000	3000
Consultar	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR	25	4500	3000
Peças de reposição				
Baterias				
919515898447	Sunstay Spare Bat 15AH 12.8V Ex			
919515898448	Sunstay Spare Bat 20AH 12.8V Ex			
919515898449	Sunstay Spare Bat 30AH 12.8V Ex			
Controlador de carga BLE				
919415811193	BRP710 CC 2K Lm AIO BLE			
919415811194	BRP710 CC 3K Lm AIO BLE			
919415811195	BRP710 CC 4.5K Lm AIO BLE			







Soluções tudo-em-dois

As nossas luminárias solares são a solução ideal para os municípios que pretendem cumprir objetivos de sustentabilidade, mas têm requisitos luminosos ou de autonomia muito exigentes, facilmente alcançáveis com as soluções tudo-em-dois.



Componentes de sistemas solares tudo-em-dois

Bateria

Armazena a energia captada pelo painel solar. Embora tenhamos dois tipos de baterias: ferrofosfato de lítio e chumbo gel, recomendamos as primeiras por todas as vantagens que apresentam em relação às últimas: mais compactas, quimicamente estáveis, maior profundidade de descarga, maior número de ciclos de carga e descarga, menor taxa de autodescarga, etc.

Controlador de carga Combo e/ou módulos híbridos

É o coração e o cérebro do sistema. Contém a componente eletrónica e o software necessário para fazer com que o sistema funcione com a máxima eficiência possível. Os nossos controladores de carga integram as funcionalidades do controlador para alimentar as luminárias.

O algoritmo que controla a carga e a descarga é do tipo MPPT Esta tecnologia permite ao controlador realizar um seguimento rápido e preciso do ponto de potência máxima do gerador fotovoltaico em qualquer ambiente, obter a máxima energia do painel solar em tempo real e aumentar significativamente a eficiência de utilização da energia do sistema solar. Todos os nossos controladores de carga são programáveis no terreno, através de uma aplicação Bluetooth ou de um comando específico, para configurar o sistema conforme as necessidades, por vezes variáveis, da instalação.

Versões para 12/12,8 V até 200 Wp e 24/25,6 V até 600 Wp. Versões suportadas pelo Interact.

Painel solar

- Capta a radiação solar. mono ou policristalino.
- Para instalação inclinada ou vertical, de 30 a 325 Wp. Versões para 12/12,8 V e 24/25,6 V

Luminária solar

Já contamos com versões solares para as famílias:



Luma gen2 Solar
162



UniStreet gen2 Solar
178



Lanterna Villa LED gen2 Solar
220



CitySoul gen2 Solar
240



TownTune assimétrica Solar
254



Columnas y soportes
860





Bateria de fosfato de ferro-lítio

Informação técnica

As baterias de fosfato de ferro-lítio integram uma tecnologia altamente eficiente para obter uma longa vida útil e um alto desempenho com uma descarga profunda. Sistema de gestão de bateria incorporado para proteção e segurança.

Caraterísticas
- Profundidade de descarga: 90% para 2000 ciclos
- Capacidades: de 50 Ah a 180 Ah. Versões para 12,8 V e 25,6 V

Vantagens
- Longa vida útil com descargas profundas: >2000 ciclos com profundidade de descarga de 90%
- Proteção contra sobrecarga e sobredescarga
- Desempenho químico estável e seguro
- Sem efeito de memória
- Proteção contra curtos-circuitos
- Alta densidade de energia: compactas e leves

Família	ZJS601
Capacidade	De 50 Ah a 180 Ah
IP	68
Montagem	Subterrânea ou em poste
Tensão da bateria	Versões de 12,8 V e 25,6 V
Ligações	3 metros de cabo com os conetores IP67, MC4 e KB1

Temperatura de carga	0°C a + 60°C
Temperatura de descarga	-20°C a + 60°C
Taxa de descarga automática	< 2% mensal a 25°C
Ciclos de vida	>2000 ciclos com 90% de profundidade de descarga



Controlador de Carga Combo

Informação técnica

Os Controladores de carga Combo combinam as funcionalidades do controlo da carga e descarga da bateria e com do controlador de alimentação da luminária. Alta eficácia e design otimizado com longa vida útil para garantir o menor custo de propriedade. Configuração no terreno através do comando ou aplicação BLE.

Vantagens
- Integra a funcionalidade do controlador LED para melhorar a eficácia do sistema.
- Algoritmo MPPT para maximizar a eficácia da carga da bateria.
- Protege os diferentes componentes solares, baterias e painéis.
- Compatíveis com baterias de lítio e gel
- Estão disponíveis as versões "off grid" e híbridas
- Podem gerir luminárias de até 24 000 lúmenes
- Robustos para uma vida útil mais longa
- Programação no terreno para definir a bateria, o painel e a curva de regulação
- Versões compatíveis com Interact

Modelos	ZJS401 CCC 200Wp	ZJS425 380Wp	ZJS402 CCC 400Wp	ZJS403 CCC 600Wp
Corrente de carga máxima	17A	<13A	17A	20A
Potência LED máxima	50W	140W	80W	180W
Tensão do sistema	12/12,8V	24/25.6V	24/25,6V	12/12,8-24/25,6V
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Parâmetros configuráveis	Tipo de bateria, carga, perfil de regulação, RTE			
Arquitetura	Off grid e híbrida e versões compatíveis com Interact			Off grid e híbrida
Indicadores LED	Carga da bateria, carga ON, bateria em profundidade de descarga, falhas e alertas			
Configuração	Aplicação móvel via BLE (com acessório dongle). Versão ZJS425 via aplicação Signify Service Tag			Comando / Computador



Painel solar plano

Informação técnica

Um amplo conjunto de painéis solares concebidos para luminárias e projetores Philips.

Vantagens
- Design "plug and play" para facilitar as ligações e a instalação
- Conetores antidesgaste e com proteção contra UV
- Longa vida útil

Família	Painéis planos
Potência do painel (Wp)	30 a 325 Wp
Tensão do sistema	12/12,8V e 24V/25,6V
Temperatura de funcionamento	-40°C a +85°C
Tipo de painel	Silício policristalino
Ligação	Cabo de 1 m de 4 mm^2
IP	IP67
Montagem	Extremidade da coluna
Vida útil	>25 anos
Ciclos de vida	750 ciclos com 70% de profundidade de descarga



Painel solar vertical

Informação técnica

Um amplo conjunto de painéis solares concebidos para luminárias e projetores Philips. Design "plug and play" para facilitar as ligações e a instalação.

Vantagens
- Carga de 360° durante todo o dia. A posição vertical maximiza a eficiência em maiores latitudes e meses com a radiação solar mais inclinada
- Tecnologia monocristalina: máxima eficiência
- Secção hexagonal com design apelativo que melhora o aspeto do conjunto final, especialmente em ambientes clássicos
- A posição vertical minimiza a acumulação de pó e sujidade
- Conetores "plug and play" para facilitar a instalação
- A baixa exposição da superfície ao vento e o design modular permitem criar superfícies solares muito grandes


Família	Painéis verticais
Potência do painel (Wp)	200 Wp
Tensão do sistema	12/12,8V e 24V/25,6V
Temperatura de funcionamento	-40°C a +85°C
Tipo de painel	Silício policristalino
Ligação	Cabo de 1 m de 4 mm^2
IP	IP67
Montagem	À volta da coluna
Vida útil	> 25 anos



Nó de comunicação

Informação técnica

Os painéis solares não integrados e a família SunStay Pro gen2 gen2 podem ser ligados ao sistema Interact adicionando um nó de comunicação ao conector Zhaga superior das luminárias. Compatível com as versões solares da Luma e UniStreet. Ver compatibilidade com outras gamas.



Família	Nó de comunicação para luminárias solares, LLC7853/00
Versões	LLC7853/00 (nó de comunicação)
Temperatura ambiente	-30°C a + 65°C
Cor	Cinza claro (RAL 7035) e Dark Grey (RAL 7043)
Conectividade	4G (LTE Cat 1 bands 3, 8 y 20)
Tensão de linha	24 Vdc

IP	66 (nó)
IK	08 (nó)
Marca CE	SIM
Instalação	O nó é colocado no conector Zhaga superior da luminária solar
Localização automática	CEP50 < 2,5 m
Consumo em espera	≤ 0,5W



Luma gen2



As formas modernas e serenas da Luma gen2 integram-se na perfeição nos diferentes ambientes de iluminação rodoviária, o que torna esta gama muito adequada como luminária LED à iluminação de rodovias, tais como autoestradas, estradas (inter)urbanas, rotundas, circunvalações e, inclusivamente, vias principais da cidade. A Luma gen2 é o exemplo perfeito do design integrado.

Além disso, esta nova geração foi concebida para uma manutenção segura e simples, respeitando o design da geração anterior.



Luma gen2 + Batio



Luma gen2 + Spline

Luma gen2 + Batio



- Braço standard fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido




Série completa

1. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 + Luma gen2 Mini + acoplamento Batio L1000
2–4. Luma gen2 Mini + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000
3–6. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000
5. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000
7. Luma gen2 Mini + aplique de parede Batio L1000

Luma gen2 + Spline



- Braço curvo decorativo.
- Fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido





Série completa

1. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1500 + Luma gen2 Mini + braço Spline L1000 2-4. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP. + braço Spline L1000 3-5. Luma gen2 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1500 6. Luma gen2 Mini + aplique de parede Spline L1000






Luma gen2

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | máx +40°C −20°C mín | interact ready | IP66 | IK10 | R&TTE 868MHZ >5mW

A Luma gen2 e as suas formas integram-se perfeitamente em ambientes de iluminação rodoviária. É o exemplo ideal de design integrado com tecnologia LED. O seu design funcional, embora elegante, adapta-se a projetos de grande exigência luminosa, graças ao alto fluxo que é possível alcançar, necessário em vias de média e alta circulação. Para montagem a alturas de 3 a mais de 16 m.



Luma gen2 Nano | Luma gen2 Micro | Luma gen2 Mini Compact | Luma gen2 Média | Luma gen2 Grande







Luma gen2

Informação técnica

Família	Luma gen2
Versões	**BGP701** Luma gen2 Nano **BGP702** Luma gen2 Micro **BGP713** Luma gen2 Mini Compact **BGP704** Luma gen2 Média **BGP705** Luma gen2 Grande
Material	Corpo de alumínio injetado a alta pressão Difusor de vidro plano temperado / opção anti-reflexo Fixação reversível em alumínio Óticas em PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**BGP701:** 512 a 10120 lm **BGP702:** 512 a 10120 lm **BGP713:** 672 a 20240 lm **BGP704:** 1536 a 29440 lm **BGP705:** 5504 a 89000 lm
Consumo sistema de família	**BGP701:** 4,9 a 66 W **BGP702:** 4,9 a 66 W **BGP713:** 6,6 a 124 W **BGP704:** 13,2 a 172 W **BGP705:** 47 a 380 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita, distribuição média, distribuição larga, distribuição simétrica, distribuição para passadeiras de peões. Palas de controlo de luz para fachada. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BGP701:** até 185 lm/W **BGP702:** até 183 lm/W **BGP713:** até 194 lm/W **BGP704:** até 196 lm/W **BGP705:** até 200 lm/W
Temperatura de cor	1800 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cor Cinzento 900 Sablé. Disponíveis outras RAL a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BGP701:** mínimo 100.000h L95B10 **BGP702:** mínimo 100 000 h L95B10 **BGP713:** mínimo 100 000 h L95B10 **BGP704:** mínimo 100 000 h L95B10 **BGP705:** mínimo 100 000 h L93B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	**BGP701:** 6 Kg **BGP702:** 8 Kg **BGP713:** 8,2 Kg **BGP704:** 11,5 Kg **BGP705:** 19,5 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP701:** 0.037 m^2 **BGP702** 0.061 m^2 **BGP713:** 0.053 m^2 **BGP704:** 0.063 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Entrada de topo do poste: Ø 32–48, Ø 48–60 e Ø 76 mm. Inclinação 0° a 10° com passos de 2,5° Entrada lateral: Ø 48–60 mm. Inclinação -5° a 10° com passos de 2,5°
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento Configuradores: BGP702i,BGP713i,BGP704i,BGP705i, BGP701i

Luma gen2 Solar

Iluminação solar



As formas modernas e serenas da Luma gen2 integram-se na perfeição nos diferentes ambientes de iluminação rodoviária, o que torna esta gama muito adequada como luminária LED.

Agora dispomos desta família icónica em dois tamanhos para versão solar, versões Mini e Média. A Luma gen2 é o exemplo perfeito do design integrado e, além disso, esta nova geração foi concebida para uma manutenção segura e simples, respeitando o design da geração anterior.





Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Rodovias e rotundas
- Zonas rurais
- Parques
- Indústrias
- Escolas

Garantia

- 5 anos




Luma gen2 Solar


Informação técnica

IP66 IK10 24VDC 48VDC

Esta família de produtos é uma gama versátil de 2 tamanhos com as mesmas características de design dos produtos icónicos, o acesso de cima para baixo ao compartimento de drivers e é adequada para aplicações de topo do poste e de entrada lateral, desde pequenas vias para bicicletas até aplicações em autoestradas. Totalmente concebida para aumentar a facilidade de preparação para funcionamento e manutenção. A luminária permite a substituição de elementos sem ferramentas, tornando a operação rápida e segura. Esta luminária é adequada para ser utilizada com subsistemas solares PHILIPS compatíveis como controlador de carga externo, bateria, painel fotovoltaico e cabos, tanto para as opções de controlo autónomo (off-grid) como de controlo híbrido.



Mini



Média





Luma gen2 Solar

Informação técnica

Família	Luma gen2 solar
Versões	**VGP703** Versão mini **VGP704** Versão média
Material	Corpo de alumínio injetado a alta pressão Difusor curvo de vidro plano temperado Fixação reversível em alumínio Óticas PMMA (polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**VGP703** Versão mini - até 5000 lm **VGP704** Versão média - até 15000 lm
Consumo sistema de família	Até 100 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN10, DN11 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 Distribuição larga DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 178 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>70 e >80
Índice Cromático	SDCM < 5
Controlador (integrado)	Não inclui driver. Ver componentes do sistema solar.
Tensão de linha	24/48 Vcc
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM. Através do Controlador de carga

Configurações de controlo disponíveis	Regulação de 4 passos Disponível: Interact, veja os componentes adicionais necessários
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Cor Cinzento 900 Sablé. Disponíveis outras RAL a pedido.
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do controlador	Ver fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil LED	Até 100000 h L95 (25 °C)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	**VGP703** Versão mini 8 Kg **VGP704** Versão média 9 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**VGP703** Versão mini 0,062 m^2 **VGP704** Versão média 0,063 m^2
Blocos de terminais e cablagens	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Entrada de topo do poste: Ø 32-48, Ø 48-60 e Ø 76 mm. Inclinação 0 a 10° com passos de 2,5° Entrada lateral: Ø 48-60 mm. Inclinação -5 a 10° com passos de 2,5°
Autonomia	O bom funcionamento e rendimento do sistema dependerá em grande medida do dimensionamento dos componentes adicionais do mesmo. Tendo por base o projeto lumínico, as exigências iniciais de autonomia mínima e a localização do projeto, estabelecer-se-ão os valores adequados de bateria e painel solar.
Configuradores	VGP703i, BGP704i

DigiStreet

As luminárias Philips DigiStreet foram desenvolvidas como um produto de longa duração para a sua cidade. Com a excelente ótica Philips LEDGINE-O (otimizada) e adaptada às suas aplicações, poderá tirar o máximo partido da sua instalação de iluminação. Cada luminária individual é identificável de forma exclusiva, graças à aplicação Service Tag da Philips. Com a simples leitura de um código QR, colocado na luminária e na porta de acesso da coluna, é possível ter acesso imediato à configuração da luminária, facilitando uma manutenção e programação mais rápidas e simples.

Concebida em exclusivo para estradas e vias principais, esta família preparada para o futuro pode ser conectada ao Interact e preparada para a instalação de sensores, o que torna mais fácil do que nunca a mudança das cidades para uma iluminação LED eficiente e de longa duração.







- Solução otimizada para rodovias gerais, permitindo uma poupança de energia de até 80% em comparação com as luminárias convencionais.
- Identificação da luminária no local com Service Tag, para uma manutenção rápida e simplificada.
- Válida para qualquer aplicação, graças às distribuições óticas otimizadas e à plataforma LEDGINE-Mais de 30 para escolher.



Série completa


1. DigiStreet + Coluna CUR20 + acoplamento ACO 2. DigiStreet + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 3. DigiStreet + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 4. DigiStreet + COL.CUAD.ACP 5. DigiStreet Grande + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 6. DigiStreet + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1000 7. DigiStreet + aplique de parede UrbanWave L1000




DigiStreet


Informação técnica

A DigiStreet é uma família com tecnologias LED de alta eficiência luminosa para iluminação rodoviária. O seu design foi pensado para integrações futuras. O seu design é funcional e adapta-se a projetos de grande exigência luminosa, graças ao alto fluxo que é possível alcançar, necessário em vias de média e alta circulação. Alturas de montagem recomendadas: Micro: 4 a 6 m. Mini: 5 a 8 m. Média: 6 a 12 m. Grande: 10 a 18 m. Catenária/suspensa: 6 a 12 m.







DigiStreet Micro




DigiStreet Mini



DigiStreet Média



DigiStreet Grande



DigiStreet Catenária/Suspensa





DigiStreet

Informação técnica

Família	DigiStreet
Versões	**BGP760** (DigiStreet Micro) **BGP761** (DigiStreet Mini) **BGP762** (DigiStreet Média) **BGP763** (DigiStreet Grande) **BTP764** (DigiStreet Catenária) **BSP764** (DigiStreet Suspensa)
Material	Corpo de alumínio injetado a alta pressão Difusor de vidro plano temperado Fixação reversível em alumínio Óticas em PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**DigiStreet Micro**: 300 a 5580 lm **DigiStreet Mini**: 2250 a 11 140 lm **DigiStreet Média**: 0 a 22 080 lm **DigiStreet Grande**: 11 280 a 32 400 lm **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 714 a 21 600 lm
Consumo sistema de família	**DigiStreet Micro**: 5,5 a 40,5 W **DigiStreet Mini**: 27 a 79 W **DigiStreet Média**: 0 a 155 W **DigiStreet Grande**: 142 a 240 W **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 9,5 a 154 W
Óticas e difusores	**Distribuição estreita:** DN10, DN11 **Distribuição média:** DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 **Distribuição larga:** DW10, DW12, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70 **Distribuição simétrica:** DS50 **Distribuição para passadeiras de peões:** DPL1, DPR1 **Distribuição catenária:** DS50/DSM1/DSW1/DSM2, DSN10/ DSN10 BL1/DSN11/DSM11/DSM12/DSM31/ DSM70/DSW10/DSN09/ DSN50 (consultar versões standard) **Palas de controlo de luz para fachada:** BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**DigiStreet Micro**: até 153 lm/W **DigiStreet Mini**: até 160 lm/W **DigiStreet Média**: até 164 lm/W **DigiStreet Grande**: até 153 lm/W **DigiStreet Catenária/Suspensa**: até 158 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cor DGR-Dark Grey 10714. Disponíveis outras RAL a pedido
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	6 kV, (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**DigiStreet Micro**: mínimo 100 000 h L92B10 **DigiStreet Mini**: mínimo 100 000 h L90B10 **DigiStreet Média**: mínimo 100 000 h L88B10 **DigiStreet Grande**: mínimo 100 000 h L81B10 **DigiStreet Catenária/Suspensa**: mínimo 100 000 h L89B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C Versões catenária e suspensa -40 °C a +35 °C
Peso	**DigiStreet Micro**: 6,5 Kg **DigiStreet Mini**: 8,3 Kg **DigiStreet Média**: 9,6 Kg **DigiStreet Grande**: 12,7 Kg **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 11,5 kg (com braço)/10,3 kg
Superfície ao vento (SCX)	**DigiStreet Micro**: SCX1 0,0578 m^2, SCX2 0,045 m^2 **DigiStreet Mini**: SCX1 0,0666 m^2, SCX2 0,0589 m^2 **DigiStreet Média**: SCX1 0,068 m^2, SCX2 0,0562 m^2 **DigiStreet Grande**: SCX1 0,080 m^2, SCX2 0,0562 m^2 **DigiStreet Catenária/Suspensa**: 0,037 m^2
Instalação (tipo de montagem)	DigiStreet Micro/Mini/Média/Grande Espigão universal reversível de Topo do poste de 32-48, 48-60 e 76 mm. Entrada lateral de 48-60 e 76 mm, para entrada lateral e topo do poste. DigiStreet Catenária com braço específico incluído na luminária. Suspensa rosca de gás 3/4" NPT. Inclinação de topo do poste: 0, 5°, 10°. Inclinação de entrada lateral: -10°, -5°, 0° Inclinação Catenária/Suspensa: horizontal -45 a +45°, vertical -15 a +15° Abertura do compartimento do controlador através de um grampo, que elimina a necessidade de usar ferramentas. O driver pode ser substituído sem recurso a ferramentas
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento Configurador: Micro BGP760i; Mini BGP761i; Média BGP762i; Grande BGP763i Configurador DigiStreet Catenária/Suspensa: BTP760i

Iridium gen4

A preparação para funcionamento é simples: basta instalar a luminária e controlá-la à distância com o software de gestão Interact. A gestão à distância da iluminação nunca foi tão fácil.

A Iridium gen4 mantém o design da geração anterior, mas com melhorias relativamente à manutenção e à abertura sem ferramentas.

Incorpora um tabuleiro do controlo para poder realizar a mudança de controlador sem ferramentas e in situ. A alta eficiência da luminária ao nível do sistema proporciona uma grande poupança de energia em relação às instalações convencionais existentes, com uma rentabilidade muito rápida.









- Gestão remota da iluminação através da Interact
- Localização automática e colocação em funcionamento
- Arquitetura otimizada para proteção contra sobretensões de 6/8 kV (10 kV opcional), IP66 e IK10



Série completa

1. Iridium gen4 Mini + Coluna CUR20 + acoplamento ACO 2. Iridium gen4 Média + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 3. Iridium gen4 Mini + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 4. Iridium gen4 Média+ COL.CUAD. ACP 5. Iridium gen4 Média + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 + acoplamento ACO 6. Iridium gen4 Média + coluna COL.TC.ACP + braço Spline L1000 7. Iridium gen4 Mini + aplique de parede UrbanWave L1000




Iridium gen4

Informação técnica

LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | máx +50°C -40°C mín | 4–8m | interact ready | IEC EN60598 | IP66 | IK10 | R&TTE 868MHZ >5mW

A Iridium gen4 é uma luminária compacta com um design muito cuidado com tecnologia LED, de fácil instalação e manutenção sem ferramentas a partir da parte inferior. Está disponível em três tamanhos para montagem a alturas entre 3 e 6 m para a versão Mini, 6 e 12 m para a versão Média.




Iridium gen4 Mini



Iridium gen4 Média







Iridium gen4

Informação técnica

Família	Iridium gen4
Versões	**BGP501** (Mini) **BGP502** (Média)
Material	Corpo de alumínio injetado a pressão Difusor de vidro plano e possibilidade de fechamento curvo
Fluxo sistema de família	**BGP501:** 246 a 5676 lm **BGP502:** 246 a 17640 lm
Consumo sistema de família	**BGP501:** 5,4 a 41 W **BGP502:** 5,5 a 128 W
Óticas e difusores	**Distribuição estreita:** DN10, DN11 **Distribuição média:** DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70 **Distribuição larga:** DW10, DW12, DW50, DX10, DX50,DX51, DX70 **Distribuição simétrica:** DS50 **Distribuição para passadeiras de peões:** DPL1, DPR1 **Palas de controlo de luz para fachada:** BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BGP501:** até 145 lm/W **BGP502:** até 158 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Difusor plano ou curvo
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Consultar disponibilidade.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento standard RAL 7035. Outros revestimentos RAL disponíveis a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BGP501**: mímimo 100 000 h para L80B10 **BGP502**: mímimo 100 000h para L79B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	**BGP501:** 8 Kg **BGP502:** 11 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP501:** 0,061 m^2 **BGP502:** 0,081 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Espigão reversível para entrada lateral e entrada de topo do poste
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configuradores: BGP501i, BGP502i.

UniStreet gen2

A UniStreet gen2 incorpora-se no portefólio de luminárias disponíveis com conectividade. A gestão à distância da iluminação é mais fácil que nunca graças ao Interact. Com a OLC GPRS podemos gerir a nossa instalação.

Com um custo inicial relativamente baixo, a luminária UniStreet gen2 baseada em LED e de grande eficácia proporciona uma importante poupança de custos em comparação com a iluminação pública convencional, o que garante a total amortização do investimento num curto período de tempo. A UniStreet gen2, disponível em vários packs lumínicos, permite a substituição individual das luminárias e fontes de luz convencionais já desfasadas. Esta luminária de linhas retas é fabricada com materiais recicláveis de alta qualidade e, além disso, integra-se com facilidade nos diferentes ambientes. Por se tratar de uma solução LED, a manutenção necessária é mínima.

Esta nova geração mantém o design, melhorando a manutenção ao permitir o acesso ao compartimento eléctrico através da parte superior.







- Gestão à distância da iluminação através do Interact
- Quatro tamanhos disponíveis para adaptar-se a diferentes níveis dependendo do tipo de estrada.
- Grande variedade de óticas disponíveis
- Terminal reversível e ajustável em inclinação
- IP66 e IK09 ou IK10



Série completa

1. UniStreet gen2 + coluna CUR20 + acoplamento ACO 2. UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço duplo UrbanWave L1500 3. UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço Batio L1000 4. UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 5. UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 + UniStreet gen2 + acoplamento ACO 6. UniStreet gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço duplo Spline L1000 7. UniStreet gen2 + aplique de parede UrbanWave L1000




UniStreet gen2

Informação técnica



A UniStreet gen2 é uma luminária LED compacta e elegante, disponível em quatro tamanhos, adequada para instalação a alturas de 6 a 18 metros. Com um custo inicial relativamente baixo, oferece uma poupança significativa em comparação com a iluminação pública convencional. É fabricada com materiais recicláveis de alta qualidade.



UniStreet gen2 Micro | UniStreet gen2 Mini | UniStreet gen2 Media | UniStreet gen2 Grande







UniStreet gen2

Informação técnica

Família	UniStreet gen2
Versões	**BGP281** Micro **BGP282** Mini **BGP283** Média **BGP284** Grande
Material	Vidro plano temperado/opção anti-reflexo
Fluxo sistema de família	**BGP281:** 456 até 10350 lm **BGP282:** 456 até 10350 lm **BGP283:** 2565 até 27900 lm **BGP284:** 5600 até 54560 lm
Consumo sistema de família	**BGP281:** 5,3 até 66 W **BGP282:** 5,3 até 66 W **BGP283:** 23 até 164 W **BGP284:** 47,5 até 325 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita. Distribuição média. Distribuição ampla. Distribuição simétrica. Distribuição para passadiços de pedestres. Brises para controlo de luminosidade virados para a fachada. Óptica ClearStar aprovada pela IAC.
Eficiência do sistema da família	**BGP281:** até 183 lm/W **BGP282:** até 183 lm/W **BGP283:** até 198 lm/W **BGP284:** até 199 lm/W
Temperatura de cor	1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K y 5700K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dinadimmer, regulação em 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) LumiStep, nível duplo (LS) Fio de controlo (D12) Regulação do cabeçalho (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo luminoso regulável (ALO) Interagir Versões com conectores Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Gabinete Interact para controlo e regulação a partir do painel (verificar disponibilidade)

Classe elétrica	I ó II
Cor/acabamento	Cinza standard RAL 7035. Outras cores RAL disponíveis mediante pedido.
IP	66
IK	09, 10 (consultar)
Proteção contra sobretensão	4kV/6kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BGP281:** mínimo 100000 horas para L94B10 **BGP282:** mínimo 100000 horas para L94B10 **BGP283:** mínimo 100000 horas para L95B10 **BGP284:** mínimo 100000 horas para L94B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	**BGP281:** 4,2 Kg **BGP282:** 5,4 Kg **BGP283:** 6,6 Kg **BGP284:** 8,2 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP281**: Scx1 0,053 m^2 Scx2 0.0235 m^2 **BGP282**: Scx1 0,063 m^2 Scx2 0.0251 m^2 **BGP283**: Scx1 0,073 m^2 Scx2 0.0246 m^2 **BGP284**: Scx1 0,083 m^2 Scx2 0.0256 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Torneira reversível. Poste de entrada superior Ø32-48, Ø48-60 e Ø76 mm. Inclinação 0°/5°/10° Entrada lateral Ø32-48 ou 48-60 mm. Inclinação -5°/0°/10°
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Curvas Dynadimmer diferentes das standard terão um custo adicional. Configurador: Micro BGP281i, Mini BGP282i, Médio BGP283i, Grande BGP284i.
Informações adicionais	Possibilidade de desconexão ao abrir e tabuleiro de equipamento para facilitar a remoção do driver.


UniStreet gen2 Solar

Iluminação solar

Luminária LED solar para iluminação pública e rodoviária para ser utilizada com outros elementos do sistema solar autónomo (off-grid) como controlador de carga, bateria, painel fotovoltaico e com opções para sistemas híbridos com ligação à rede elétrica.

Está disponível em dois tamanhos, versões Mini e Média. Com design de linhas retas, é fabricada com materiais recicláveis de alta qualidade e, além disso, integra-se com facilidade nos diferentes ambientes. Por se tratar de uma solução LED, requere uma manutenção mínima.







Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Rodovias e rotundas
- Zonas rurais
- Parques
- Indústrias
- Escolas

Garantia

- 5 anos



UniStreet gen2 Solar

Informação técnica


IP66 IK10

interact ready

24VDC 48VDC

máx +50°C -40°C mín

Luminária LED solar para iluminação pública e iluminação rodoviária para ser utilizada com outros elementos do sistema solar autónomo (off-grid) como controlador de carga, bateria, painel fotovoltaico e com opções para sistemas híbridos com ligação à rede elétrica. Esta gama permite uma saída de lúmenes de 3000 lm a 15 000 lm e foi concebida para ser utilizada com uma nova placa de circuito impresso LED que obtém a máxima poupança de energia e um mínimo de custos de manutenção. Para uma gestão ideal do calor, a placa de circuito impresso encontra-se num compartimento separado.



UniStreet gen2 Mini

UniStreet gen2 Média





UniStreet gen2 Solar

Informação técnica

IP66 IK10

Família	UniStreet gen2 solar
Versões	**VGP282** Versão mini **VGP283** Versão média
Material	Corpo de alumínio
Fluxo sistema de família	**VGP282** Versão mini - até 5000 lm aprox. **VGP283** Versão média - até 15000 lm aprox.
Consumo sistema de família	Até 100W
Óticas e difusores	DN10, DM10, DM11, DM12, DM50, DW10, DW50 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC. Outras óticas disponíveis a pedido
Eficiência do sistema da família	Até 182 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K (estão disponíveis outras opções)
Índice de reproducción cromática	>70 e >80
Índice Cromático	SDCM < 5
Controlador (integrado)	Não inclui driver. Ver componentes do sistema solar
Tensão de linha	24/48 Vcc
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM. Através do Controlador de carga
Configurações de controlo disponíveis	Regulação de 4 passos Disponível: Interact, veja os componentes adicionais necessários
Classe elétrica	III


Cor/acabamento	Cinzento standard RAL 7035. Outros revestimentos RAL disponíveis a pedido.
IP	66
IK	08 /0 9
Proteção contra sobretensão	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do controlador	Ver fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil LED	Até 100 000 L95 (25°C) consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	**VGP282** Versão mini 5,4 Kg **VGP283** Versão média 6,8 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**VGP282** Versão mini: Scx1 0,063 m^2 Scx2 0,0251 m^2 **VGP283** Versão média: Scx1 0,073 m^2 Scx2 0,0246 m^2
Blocos de terminais e cablagens	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível. Entrada de topo do poste Ø 32-48, Ø 48-60 e Ø 76 mm. Inclinação 0°/5°/10° Entrada lateral Ø3 2-48 ou 48-60 mm. Inclinação -5°/0°/10°
Configuradores	VGP282i, VGP283i
Autonomia	O bom funcionamento e rendimento do sistema dependerá em grande medida do dimensionamento dos componentes adicionais do mesmo. Tendo por base o projeto lumínico, as exigências iniciais de autonomia mínima e a localização do projeto, estabelecer-se-ão os valores adequados de bateria e painel solar.

AluRoad gen2 Pro Novidade

O AluRoad gen2 permite-lhe desfrutar dos benefícios da tecnologia LED, concebida para minimizar ainda mais o TCO. É ideal tanto para novas áreas de construção e ruas, como para a renovação de instalações existentes.

Esta gama acessível não só oferece um design limpo e intemporal para se integrar no ambiente, mas também oferece soluções de iluminação de alta qualidade com poupanças significativas de energia e manutenção ao longo de uma longa vida útil.









A gama AluRoad gen2 Pro está disponível em 2 tamanhos, BGP021 mini e BGP026 médio.

- Design compacto e eficiente, vida útil prolongada
- Fácil instalação.
- Com altas classificações de proteção contra impactos e entrada de água/pó (IK09 e IP66 respectivamente), podem suportar condições exteriores adversas por longos períodos de tempo.
- Conectividade inteligente.



Série completa


1. AluRoad gen2 Pro + coluna COL.TC.ACP. + acoplamento ACO 3–6. AluRoad gen2 Pro + coluna COL.TC.ACP. + braço Batio 4–5. AluRoad gen2 Pro + coluna COL.TC.ACP.




AluRoad gen2 Pro **Novidade**

Informação técnica


A gama AluRoad gen2 Pro está disponível em 2 tamanhos, BGP021 mini e BGP026 médio. O AluRoad gen2 permite-lhe desfrutar dos benefícios da tecnologia LED, concebida para minimizar ainda mais o TCO. Esta gama é ideal tanto para novas áreas de construção e ruas, como para a renovação de instalações existentes. Esta família acessível não só oferece um design minimalista e intemporal para se integrar no ambiente, mas também oferece soluções de iluminação de alta qualidade com poupanças significativas de energia e manutenção ao longo de uma longa vida útil.



	Dimensions (mm)								
Luminaire	**A**	**B**	**C**	**D**	**D"**	**E**	**F**	**G**	**H**
Mini BGP021 spigot Ø48-60	428	405	74	102		336	230	115	
Mini BGP021 spigot Ø60-76	480	405	74		152	336	230	115	102
Medium BGP026 spigot Ø48-60	573	550	74	102		482	230	115	
Medium BGP026 spigot Ø60-76	625	550	74		152	482	230	115	102









AluRoad gen2 Pro Novidade

Informação técnica

Família	AluRoad gen2 Pro
Versões	**BGP021** (Mini) **BGP026** (Médio)
Material	Corpo de alumínio e difusor de vidro plano
Fluxo sistema de família	**BGP021**: 440 a 9975 lm **BGP026**: 1375 a 13920 lm
Consumo sistema de família	**BGP021**: 5,3 a 64 W **BGP026**: 13 a 87 W
Óticas e difusores	Mais de 20 distribuições ópticas. Distribuições estreita, média e ampla.
Eficiência do sistema da família	**BGP021**: Até 174 lm/W **BGP026**: Até 185lm/W
Temperatura de cor	1800 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor	Difusor plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact City Interact City cabinet para controlo e regulação a partir do quadro

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento standard RAL 7035. Outras cores RAL disponíveis a pedido
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	Standard 6KV, 10KV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Protecc	SIM
Vida útil	**BGP021**: mímimo 100.000h para L94B10 **BGP026**: mímimo 100.000h para L94B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	**BGP021**: 3,4 Kg **BGP026**: 4,6 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP021**: 0,0127 m^2 **BGP026**: 0,0275 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível para entrada lateral e post-top
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configuradores: BGP021i, BGP026i.

Metronomis LED



O design intemporal da Metronomis LED combina de forma ideal com os ambientes arquitetónicos modernos, realçando as paisagens urbanas.

Além disso, o seu carácter transparente e sem fissuras é discreto e de bom gosto, mantendo o encanto e a tradição da arquitetura do velho mundo e do património arquitetónico, conservando a sua atratividade ao mesmo tempo que proporciona uma prova convincente de que as qualidades tradicionais podem misturar-se com êxito com a tecnologia de vanguarda.

Metronomis LED Fluida



A Metronomis LED Fluida apresenta uma vasta gama de colunas específicas, pensadas para uma altura de instalação máxima de 6 m. O seu design altamente eficiente adapta-se tanto a zonas urbanas para peões como a áreas com luminárias decorativas, parques e praças. Além disso, apresenta uma grande variedade de efeitos especiais de iluminação, o que permite criar diferentes ambientes e dar, assim, um toque de design pessoal.

- Jogo de luzes e sombras
- Difusor com efeitos de iluminação a pedido
- Altura de instalação até 6 m
- Longa duração
- Controlo da poluição luminosa
- Disponibilidade de efeitos especiais de projeção no solo



Série completa

1. Metronomis LED Fluida + coluna MetroTube
2–3. Metronomis LED Fluida + coluna MetroRiginal
4. Metronomis LED Fluida + coluna MetroLight

Metronomis LED Cónica



- Jogo de luzes e sombras
- Difusor com efeitos de iluminação a pedido
- Altura de instalação até 6 m
- Longa duração
- Controlo da poluição luminosa
- Disponibilidade de efeitos especiais de projeção no solo



Série completa

1. Metronomis LED Cónica + coluna MetroTube 3-4. Metronomis LED Cónica + coluna MetroRiginal 5. Metronomis LED Cónica + coluna MetroLight

Metronomis LED Archote



- Jogo de luzes e sombras
- Difusor com efeitos de iluminação a pedido
- Altura de instalação até 6 m
- Longa duração
- Controlo da poluição luminosa



Série completa


1. Metronomis LED Archote + coluna MetroTube 2. Metronomis LED Archote com chapéu + coluna MetroRiginal 3. Metronomis LED Archote com chapéu + coluna MetroLight 4. Metronomis LED Archote + coluna MetroLight




Metronomis LED

Informação técnica


A Metronomis LED é uma família de luminárias para iluminação urbana. Os seus designs são puros e simples e combinam com qualquer ambiente clássico e moderno. A possibilidade de incorporar efeitos de iluminação inovadores converte esta gama numa ferramenta para criar jogos de luz com os utilizadores e com o ambiente. Destina-se a alturas de montagem entre 4 e 6 m.




Metronomis LED
Fluida



Metronomis LED
Cónica



Metronomis LED
Archote



Metronomis LED
Archote com chapéu







Metronomis LED

Informação técnica

Família	Metronomis LED
Versões	**BDS650** (Archote) **BDS651** (Archote com chapéu) **BDS660** (Cónica) **BDS670** (Fluida)
Material	Corpo de alumínio Difusor de policarbonato
Fluxo sistema de família	**BDS650 y BDS651:** de 1095 até 10440 lm **BDS660 y BDS670:** de 780 até 10680 lm
Consumo sistema de família	**BDS650, BDS651:** 11,2 a 79 W **BDS600, BDS670:** 11,2 a 98 W
Óticas e difusores	Distribuição média: MDM, MDW, MDA, MDV Distribuição larga: MDW Distribuição simétrica: MDS Distribuição assimétrica: MDA Distribuição larga vertical: MDV
Eficiência do sistema da família	**BDS650, BDS651:** Até 150 lm/W **BDS600, BDS670:** Até 157 lm/W
Temperatura de cor	2200K, 2700K, 3000K y 4000K
Índice de restituição cromática	70 y 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato transparente resistente a UV
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact versões com conector Zhaga superior (SRT) Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips, 10714, (semelhante ao RAL 7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	**BDS650**: entre 9,5 e 11,4 kg, em função da configuração **BDS651**: entre 9,5 e 11,4 kg, em função da configuração **BDS660**: entre 13 e 14,9 kg, em função da configuração **BDS670**: entre 13 e 14,9 kg, em função da configuração
Superfície ao vento (SCX)	**BDS650**: 0,21 m^2 **BDS651**: 0,24 m^2 **BDS660**: 0,1991 m^2 **BDS670**: 0,2016 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste Ø 60 e Ø 76 mm, com adaptador Alturas recomendadas entre 4 a 6 metros
Outras opções a pedido	Possibilidade de efeitos luminosos projetados no solo, criando locais únicos. Estão disponíveis três projetores standard CON (efeito de círculo concêntrico); FM (efeito empedrado); STAR (efeito de estrela). Possibilidade de efeitos luminosos projetados dentro do difusor curvo para criar efeitos únicos. Existem três possibilidades CIR (círculos), DIA (flashes), WAV (ondas). Existem acessórios que melhoram a iluminância vertical e o conforto visual. Está disponível uma gama de colunas dedicadas. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BDS650i

CityCharm

A CityCharm foi concebida para zonas urbanas nas quais a criação de um ambiente agradável, com um design cuidado e confortável, desempenha um papel fundamental. As curvas suaves e os acabamentos cuidados resultam num produto elegante e intemporal que se integra em diferentes localizações das cidades: áreas com luminárias decorativas, parques, passagens pedonais, ciclovias, etc.

O uso de materiais de alta qualidade e dos difusores transparentes assegura durabilidade não só no rendimento, mas também no estilo. Duas opções de design e múltiplos acessórios para melhorar o conforto visual e personalizar os projetos, adaptando-os a cada necessidade, de dia e de noite.







- Acessórios para melhorar o conforto visual e decoração interna disponível em diversas cores para melhorar o ambiente das localizações onde se instalar.
- Vasta gama de packs lumínicos e óticas para garantir a máxima eficiência em todos os níveis de iluminação.
- Custo total de propriedade atrativo: poupança energética significativa comparada com soluções convencionais e longa duração.
- Altura da instalação de 4 a 6 m.
- Fácil manutenção e atualização.
- Compatível com sistemas de controlo Philips standard e avançados, como o CityTouch.



Série completa

1. CityCharm Cone + coluna COL.TC.ACP 2. CityCharm Córdoba + detalhe de cor laranja + coluna COL.TC.ACP 3. CityCharm Córdoba + braço dedicado CityCharm + coluna COL.TC.ACP 4. CityCharm Córdoba+ detalhe de cor laranja + braço dedicado CityCharm + coluna COL.TC.ACP 5. CityCharm Fluid + braço dedicado CityCharm + coluna COL.TC.ACP 6. CityCharm Fluid + coluna dedicada CityCharm 7. CityCharm Cone + coluna dedicada CityCharm 8. CityCharm Córdoba + aplique de parede dedicado CityCharm.




CityCharm


Informação técnica




A CityCharm é uma luminária com tecnologia LED com um design muito cuidado para zonas urbanas, uma vez que se trata de um produto elegante e intemporal. Apresenta duas opções de design e múltiplos acessórios para melhorar o conforto visual. Para alturas de montagem de 4 a 6 metros.



CityCharm Fluid



CityCharm Córdoba



CityCharm Cone







CityCharm

Informação técnica

Família	CityCharm
Versões	**BDS492** (Citycharm Fluid) **BDS491** (Citycharm Cone) **BDS490** (CityCharm Córdoba)
Material	Corpo de alumínio Difusor de policarbonato
Fluxo sistema de família	**BDS492**: 570 a 8400 lm **BDS491**: 490 a 8100 lm **BDS490**: 480 a 8000 lm
Consumo sistema de família	**BDS492**: 7 a 85 W **BDS491**: 6,9 a 85 W **BDS490**: 7 a 85 W
Óticas e difusores	**BDS491 e BDS492**: Distribuição assimétrica: A, Distribuição média: DM, Distribuição vertical: DV, Distribuição larga: DW, Distribuição simétrica: S paralúmenes para minimizar la luz intrusa (BACK-L) **BDS490**: Distribuição assimétrica: A, Distribuição média: DM, Distribuição vertical: DV, Distribuição larga: DW, Distribuição simétrica: S Difusores para melhorar o conforto visual (GentleBeam: DF ou DFS, que modifica menos a distribuição da luz), palas para minimizar a luz intrusiva (BACK-L) e versões de óticas simétricas e assimétricas que não só melhoram o conforto visual, como ainda incrementam a iluminância vertical para aumentar a sensação de segurança (ClearGuide).
Eficiência do sistema da família	Até 150 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador	Philips Xitanium
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com os principais conectores Zhaga (SRT) para futuras atualizações com comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL 7022). Outras RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido.
IP	66
IK	10 + CityCharm Fluid
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50 °C
Peso	**BDS492**: entre 13 e 14 kg em função da configuração **BDS491**: entre 11 e 12 kg em função da configuração **BDS490**: entre 11 e 12 kg em função da configuração
Superfície ao vento (SCX)	**BDS492**: 0,21 m2 **BDS490**: 0,1124 m2 **BDS491**: 0,1155 m2
Instalação (tipo de montagem)	Espigão de topo do poste 60/76 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Permite a instalação de decorações interiores que se podem utilizar para personalizar os projetos ou para modificar a sensação de volume. Quando se procura uma perceção de volume maior, é possível instalar a CityCharm sem a decoração interior. Quando se procura uma perceção de volume menor, é conveniente instalar a decoração interior em cinzento escuro (cor standard). Quando se pretende uma personalização através da cor, é possível escolher a decoração interior cor de laranja, azul ou verde (efeito percetível de dia/noite). Configurador BDS490i

CityVario Novidade



A CityVario é uma gama de iluminação residencial que se integra em qualquer ambiente, clássico ou moderno. Disponível em diferentes versões, incluindo opções com vidro temperado inferior adaptadas a vários arquétipos de design.

Os vários pacotes de fluxo luminoso disponíveis e os diferentes sistemas óticos tornam muito simples selecionar a versão mais adequada aos requisitos de cada projeto.

Graças ao seu design modular, a CityVario reúne todos os elementos necessários numa única família de produtos, destacando-se pela facilidade de manutenção e pelo seu elevado nível de circularidade, que constituem alguns dos seus principais atributos.



CityVario Bowl	CityVario Post top dois braços	CityVario Suspenso	CityVario Assimétrico	CityVario Catenária

- Altura de instalação de 4 a 8 m
- Fácil integração urbana
- Diversas opções de instalação
- Design exclusivo



Série completa

1-2-3-4 y 5. CityVario em colunas dedicadas com alturas entre os 4 m e os 8 m.




CityVario Novidade


Informação técnica

220V 240V | CE | IEC EN6059 | 01 | máx +50°C ~40°C mín | interact ready | IP66 | IK10


O CityVario é a solução ideal para ruas residenciais, parques e praças. Pode ser instalado em entradas laterais, no topo de postes e suspenso em colunas com altura entre 4 m e 8 m, bem como em braços dedicados. A versão Bowl oferece opções de abertura sem ferramentas.




CityVario Bowl BDS200




CityVario Post top BDS300



CityVario Suspenso BSS300



CityVario Assimétrico BPS300



CityVario Catenária BSS301






CityVario Novidade

Informação técnica

Família	CityVario
Versões	**BDS300, BPS300, BSS300, BSS301 e BDS200**
Material	**Corpo** em alumínio fundido a alta pressão. Tampa superior opcional em policarbonato com elevada resistência aos raios UV. **Difusor** de vidro plano. **Óticas** PMMA (polimetilmetacrilato). Versão Bowl com tampa em policarbonato de alta resistência ao impacto.
Fluxo sistema de família	**BDS300**: até 7233 lm **BPS300**, **BSS300**: até 8446 lm **BDS200**: até 8623 lm
Consumo sistema de família	**BDS300**: até 66,8W **BPS300**, **BSS300**: até 66,8W **BDS200**: até 49,8W
Óticas e difusores	Mais de 20 distribuições óticas para satisfazer todas as geometrias. Estão também disponíveis óticas específicas para passadeiras e proteções contra a incidência direta de luz em fachadas.
Eficiência do sistema da família	Até 180 lm/W
Temperatura de cor	1800K, 2200K, 2700K, 3000K e 4000K
Possibilidade de regulação	SIM
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Difusor	Difusor em vidro temperado e policarbonato.

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 níveis (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, nível duplo (LS) Fio de controlo (D12) Dimerização de cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo luminoso regulável (ALO) Interact Interact para controlo e dimerização. Versões com conectores superiores Zhaga (SRT) para futuras atualizações com nós de comunicação.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	DGR SIA432. Outras cores RAL e Azko Nobel disponíveis mediante pedido.
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensões	6 kV estándar, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC e ENEC+	SIM
Vida útil	Mínimo de 100.000 horas para L93B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	Até 10,6 kg, incluindo as coroas.
Superfície ao vento (SCX)	**BSP672/BSP673** com vidro plano: 0.0314 m^2 BSP672/ **BSP673** com fecho em policarbonato: 0.036 m^2 **BSP672/BSP673** com fecho em policarbonato, ambas as coroas: 0.0836 m^2 **BSP672/BSP673** com fecho em policarbonato, coroa superior: 0.0748 m^2 **BSP672/BSP673** com fecho em policarbonato, coroa inferior: 0.0797 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Alturas de montagem recomendadas: 4 a 12m **BSP672**: Rosca suspensa de 1"G

TownTune topo do poste central



A maioria dos seres humanos vive e interage em ambientes urbanos, por isso, é cada vez mais importante que esses espaços sejam agradáveis para que as pessoas se sintam confortáveis. A família das luminárias TownTune dá especial atenção à criação de ambientes nos quais a luz é confortável, além de eficiente.

A gama TownTune dispõe de acessórios para mudar o aspeto externo e personalizar, por exemplo, zonas específicas da cidade ao mesmo tempo que mantém o mesmo fio condutor, assim, funciona tanto em bairros tradicionais como noutros mais modernos.



TownTune
topo do poste central
standard



TownTune
topo do poste central
com acessório inferior claro



TownTune
topo do poste central
com acessório inferior dourado



TownTune
topo do poste central
com acessório inferior claro e acessório superior troncocónico



TownTune
topo do poste central
com acessório inferior dourado e acessório superior em cúpula



Série completa

1–2. TownTune topo do poste central standard + coluna COL.TC.ACP
3. TownTune topo do poste central com acessório inferior dourado e acessório superior em cúpula + coluna COL.TC.ACP
4. TownTune topo do poste central com acessório inferior dourado + coluna COL.CR.ACP + PT60
5. TownTune topo do poste central com acessório inferior claro + coluna COL.STEP.ACP + PT60
6. TownTune topo do poste central com acessório inferior claro e acessório superior troncocónico + coluna COL.TC.ACP + PT60




TownTune topo do poste central


Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | CE | IEC EN60598 | 01 | máx +50°C ~40°C mín | interact ready | IP66 | IK10

TownTune é uma família de luminárias urbanas com montagem no topo do poste central e assimétrico e entrada lateral. Os respetivos acessórios permitem personalizar o design mantendo o mesmo estilo para que se adapte a todas as zonas da cidade. Para montagem a alturas entre 4 e 6 metros.



BDP260 | BDP261 | BDP262 | BDP262 + acessório inferior | BDP263 | BDP263 + acessório inferior





TownTune topo do poste central

Informação técnica

Família	TownTune topo do poste central
Versões	**BDP260**: topo do poste central **BDP261**: topo do poste central com acessório inferior **BDP262**: topo do poste central com acessório superior troncocónico **BDP263**: topo do poste central com acessório superior em cúpula
Material	**Corpo e espigão**: alumínio fundido em molde **Difusor curvo**: policarbonato de estabilidade UV, acabamento transparente com textura nas extremidades para melhorar o conforto visual **Acessórios**: policarbonato de estabilidade UV. **Óticas**: PMMA
Fluxo sistema de família	De 238 a 7400 lm
Consumo sistema de família	4 a 66 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN11 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM32, DM33, DM50, DM70 Distribuição larga: DW10, DW12, DW50 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL2 Acessórios inferiores para aumentar o volume e melhorar a iluminância vertical, disponíveis com acabamento claro e dourado. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 138 lm/W
Difusor curvo	PC: Policarbonato de estabilidade UV
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Possibilidade de regulação	SIM
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação através da tensão da rede (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Versões com blocos de terminais superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	IP66
IK	IK10. Os acessórios IK08 não afetam o IK da luminária
Proteção contra sobretensões	6 kV standard, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000 h para L95B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	5 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BDP260**: 0,042 m^2 **BDP261**: 0,066 m^2 **BDP262**: 0,11 m^2, 0,13 m^2 com acessório inferior **BDP263**: 0,082 m^2, 0,11 m^2 com acessório inferior
Instalação (tipo de montagem)	Montagem no topo do poste: Ø 76 e 62 mm Adaptador para diâmetros de montagem entre 76 e 62 mm Adaptador para colunas com diâmetro de 90 mm a partir de Ø 62 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP, consultar disponibilidade) Outras curvas de Dynadimmer diferentes da standard terão um aumento. Configurador: BDP260i

TownTune Conical Comfort

A maioria dos seres humanos vive e interage em ambientes urbanos, por isso, é cada vez mais importante que esses espaços sejam agradáveis para que as pessoas se sintam confortáveis. A família das luminárias TownTune dá especial atenção à criação de ambientes nos quais a luz é confortável, além de eficiente. A gama TownTune dispõe de acessórios para mudar o aspeto externo e personalizar, por exemplo, zonas específicas da cidade ao mesmo tempo que mantém o mesmo fio condutor, assim, funciona tanto em bairros tradicionais como noutros mais modernos. Adicionámos à família a versão Cónica, mais tradicional, cuja principal vantagem é uma iluminação mais confortável. Também inclui tecnologia GentleBeam e permite um grande rendimento.







TownTune Conical Comfort
standard e alto rendimento

TownTune Conical Comfort
com acessório superior troncocónico

TownTune Conical Comfort
com acessório superior em cúpula



Série completa

1-2. TownTune Conical Comfort standard + coluna COL.TC.ACP **3.** TownTune Conical Comfort com acessório superior em cúpula + coluna COL. TC.ACP **4.** TownTune Conical Comfort standard + coluna COL. CR.ACP + PT60 **5.** TownTune Conical Comfort standard + coluna COL. STEP.ACP + PT60 **6.** TownTune Conical Comfort com acessório superior troncocónico + coluna COL.TC.ACP + PT60




TownTune Conical Comfort

Informação técnica


220V 240V | 50Hz 60Hz | CE | IEC EN60598 | 01 | máx +50°C ~40°C mín | interact ready | IP66 | IK10

TownTune é uma família de luminárias urbanas com montagem no topo do poste central, assimétrico e entrada lateral. Os respetivos acessórios permitem personalizar o design mantendo o mesmo estilo para que se adapte a todas as zonas da cidade. Para montagem a alturas entre 4 e 6 metros.






BDP275 - BDP276



BDP277



BDP278





TownTune Conical Comfort

Informação técnica

Família	TownTune Conical Comfort
Versões	**BDP275 y 276**: Conical Comfort Standard e alta performance **BDP277**: Conical Comfort com acessório superior troncocónico **BDP278**: Conical Comfort com acessório superior em cúpula
Material	**Corpo e espigão**: alumínio fundido em molde **Difusor curvo**: policarbonato de estabilidade UV, acabamento transparente com textura nas extremidades para melhorar o conforto visual **Acessórios**: policarbonato com estabilidade UV. **Óticas**: PMMA
Fluxo sistema de família	De 315 até 9300 lm
Consumo sistema de família	4 a 66 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN11 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM32, DM33, DM50, DM70 Distribuição larga: DW10, DW12, DW50 Distribuição extralarga: DX10, DX50, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL2 Acessórios inferiores para aumentar o volume e melhorar a iluminância vertical, disponíveis com acabamento claro e dourado. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 173 lm/W
Difusor	PC: Policarbonato de estabilidade UV e com ULR < 1%
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação através da tensão da rede (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo luminoso ajustável (ALO) Interact Versões com bloco de terminais superior (SRT) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	IK10. Os acessórios IK08 não afetam o IK da luminária
Proteção contra sobretensões	6 kV standard, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000h para L95B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	7,7 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BDP275 e 276**: 0,107 m^2 **BDP277**: 0,167 m^2 **BDP278**: 0,146 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Montagem no topo do poste: Ø 76 e 62 mm Adaptador para diâmetros de montagem entre 76 e 62 mm Adaptador para colunas com diâmetro de 90 mm a partir de Ø 62 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP, consultar disponibilidade) Outras curvas de Dynadimmer diferentes da standard terão um aumento. Configurador: BDP275i

UrbanFlex

UrbanFlex é a solução de iluminação flexível que se adapta perfeitamente a uma grande variedade de aplicações urbanas. O estilo caraterístico é moderno e minimalista, o que confere à paisagem urbana uma identidade visualmente coerente, elegante e discreta. Está disponível em dois tamanhos e oferece uma grande variedade de montagens, bem como suportes e postes específicos. A UrbanFlex foi concebida com o objetivo de uniformizar o design e a qualidade da luz com produtos elegantes, energeticamente eficientes e sustentáveis.










- Altura de instalação: 4–8 m
- Fácil integração urbana
- Diversas opções de instalação
- Singularidade



Série completa

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Urbanflex Micro e Small em colunas dedicadas YHB730 com alturas entre 4m e 8m.




UrbanFlex

Informação técnica

220V 240V | CE | IEC EN60598 | 01 | máx +50°C mín -40°C | interact ready | IP66 | IK10 | ZD

UrbanFlex é a solução de iluminação flexível que se adapta perfeitamente a uma grande variedade de aplicações urbanas. Possibilidade de montagem em poste, entrada lateral e instalação em coluna dedicada. Disponível em dois tamanhos para montagem a alturas entre 4 m e 8 m.









UrbanFlex

Informação técnica

Família	UrbanFlex
Versões	**BGP729/BPP729/BRP729/BVP729**: (Tamaño Micro, diferenciación en tipo de montaje) **BGP730/BPP730/BRP730/BVP730/BPP732**: (Tamaño Small, diferenciación en tipo de montaje)
Material	Corpo de alumínio fundido Junta de borracha de silicone resistente ao calor. Ótica de polimetilmetacrilato (PMMA). Difusor curvo de vidro plano termoendurecido.
Fluxo sistema de família	**BGP729/BPP729/BRP729/BVP729**: 400 a 5520 lm **BGP730/BPP730/BRP730/BVP730/BPP732**: 1326 a 12880 lm
Consumo sistema de Família	**BGP729/BPP729/BRP729/BVP729**: 6,5 a 41 W **BGP730/BPP730/BRP730/BVP730/BPP732**: 19,4 a 85 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30,DM31 DM32, DM33, DM70 Distribuição larga: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1 y BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BGP729/BPP729/BRP729/BVP729**: Até 160 lm/W **BGP730/BPP730/BRP730/BVP730/BPP732**: Até 165 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Cierre	Cierre de vidrio templado
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Armário Interact para controlo e regulação a partir do quadro. Versões com bloco de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para atualizações futuras com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ó II
Cor/acabamento	Corpo: cinzento-escuro Philips (semelhante a RAL 7022 texturado) Rebordo: cinzento prateado acetinado (semelhante a 9006) Outras cores RAL e AKZO a pedido.
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensões	4/6 kV, 10 kV (opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100.000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	**BGP729**: 4,3 Kg **BPP729**: 5,7 Kg **BRP729**: 5 Kg **BVP729**: 4,9 Kg **BGP730**: 7 Kg **BPP730**: 8,4 Kg **BRP730**: 7,7 Kg **BVP730**: 7,6 Kg **BPP732**: 9,3 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP729/BPP729/BRP729/BVP729**: 0,10 m^2. **BGP730/BPP730/BRP730/BVP730/BPP732**: 0,15m^2.
Instalação (tipo de montagem)	Alturas de montagem recomendadas: 4 a 6m (Micro), 4 a 8m (Small) **BRP729/BRP730**: entrada lateral Ø42-60 mm **BPP729/BPP730**: montagem no topo do poste Ø60-76 mm **BVP729/BVP730**: para braço corto Accent **BGP729/BGP730**: para coluna dedicada YHB730 **BPP732**: para braço Lyre JRP633
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes do padrão terão um aumento. Versões com branco ajustável a pedido. Configurador: BGP729i (micro), BGP730i (pequeno) JRP633I (suporte Lyre para BPP732).

ClassicStreet

A ClassicStreet é uma nova linha de luminárias de aspeto clássico, inspirada na beleza das lanternas do século XX.

Combina uma elegância intemporal com os requisitos necessários da iluminação pública do presente. Inclui todas as vantagens da tecnologia LED: poupança de energia, longa vida útil, manutenção reduzida e opções de conectividade digital. O seu design adapta-se tanto a bairros tradicionais como a zonas urbanas de construção moderna.









- Altura de instalação de 4 a 8 m
- Conjuntos integrados de luminária, braço e coluna que combinam um design inovador com alta tecnologia LED
- Disponível para montagem em poste e montagem zenital em braço.



Série completa

1. ClassicStreet + Braço duplo ClassicStreet topo + coluna COL.TC.ACP 2. ClassicStreet + coluna ZGP560
3. ClassicStreet + Braço duplo ClassicStreet zenital + coluna COL.TC.ACP 4. ClassicStreet + coluna COL.TC.ACP
5. ClassicStreet + conjunto Faro 6. ClassicStreet + braço Solis S1100 + coluna COL.TC.ACP
7. ClassicStreet + coluna Faro topo do poste 8. ClassicStreet + aplique de parede Faro S400
9. ClassicStreet + aplique de parede ClassicStreet topo




ClassicStreet


Informação técnica

LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | máx +50°C -40°C mín | 4–8m | interact ready | IEC EN60598 | IP66 | IK09 | IK08 | R&TTE


A ClassicStreet combina um design elegante com os detalhes subtis das luminárias tradicionais, satisfazendo as necessidades atuais de iluminação urbana. Desenhada tendo em mente o sistema de motor LED, a luminária ClassicStreet oferece níveis excecionais de qualidade de iluminação e eficiência energética.




ClassicStreet suspensa



ClassicStreet topo do poste




ClassicStreet suspensa versão braço



ClassicStreet topo do poste versão braço







ClassicStreet

Informação técnica

Família	ClassicStreet
Versões	**BDP794** (versão para topo do poste) **BSP794** (versão suspensa)
Material	Corpo de alumínio extrudido Difusor de vidro plano temperado Óticas em PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	**BDP794**, **BSP794**: 612 a 8165 lm
Consumo sistema de família	**BDP794**, **BSP794**: 12,4 a 83 W
Óticas e difusores	DN10, DN11, DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70,DS50, DPL1, DPR1. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BDP794**, **BSP794**: Até 128 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano transparente (FG) ou translúcido (GF). Disponíveis com o rebordo pintado a branco (WH) ou a preto (BK)
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.

Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Preto N9 (MN332L) ou Philips cinzento ultraescuro Outras RAL ou AKZO a pedido
IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 h L95B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	10,9 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,175 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Topo do poste: Ø 60-76 mm Braços dedicados JGB794 (Braço ClassicStreet suspenso) JGB795 (Braço ClassicStreet para topo de poste) Alumínio reciclado 100%. Os braços dedicados são de aço 100% reciclado.
Outras opções a pedido	Difusor curvo em vidro temperado e possibilidade de difusor curvo translúcido para conseguir um maior conforto. Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Luminária fabricada em Espanha Configurador: BDP794i (luminária), JGB794i (suportes)

Lanterna Villa LED gen2

Com um vincado caráter clássico, proporciona um excelente desempenho ao integrar as mais recentes tecnologias disponíveis em termos de iluminação. O design da lanterna combina com a identidade da cidade, conferindo-lhe personalidade e ritmo.

A instalação em poste ou suspensa dispõe de diversas óticas para se adaptar a diferentes requisitos luminotécnicos. Além disso, possui várias opções de regulação que fazem com que esta luminária seja uma referência em termos de iluminação.







- Áreas urbanas, luminárias decorativas, pedonais e zonas comerciais
- Ruas locais, circunvalações
- Praças e parques



Série completa

1. Lanterna Villa LED gen2 + coluna COL.TC.ACP. 2. Lanterna Villa LED gen2 + coluna COL.STEP.ACP. 3. Lanterna Villa LED gen2 + coluna COL.CR.ACP. 4. Lanterna Villa LED gen2 + coluna Faro + Braço Faro S700 5. Lanterna Villa LED gen2 + coluna Faro 6. Lanterna Villa LED gen2 + suporte de parede tipo Villa




Lanterna Villa LED gen2


Informação técnica

LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | máx +50°C -40°C mín | IEC EN60598 | interact ready | IP66 | IK09 FG | IK10 PCC | R&TTE | 4-8m

A Villa é uma luminária decorativa com tecnologia LED para montagem a alturas de 4 a 8 m. Trata-se da "lanterna clássica" para iluminação de zonas ornamentais. O seu design da lanterna combina com a identidade da cidade, conferindo-lhe personalidade e ritmo. As suas aplicações principais: áreas urbanas, luminárias decorativas, pedonais, zonas comerciais, ruas locais, praças e parques.



Versão topo do poste



Versão suspensa





Lanterna Villa LED gen2

Informação técnica

Família	Lanterna Villa
Versões	**BDP768** (Versão topo do poste) **BSP768** (Versão suspensa)
Material	Globo, cesto e candelabro de suporte fabricados em liga de alumínio fundido por gravidade. O módulo LED apresenta um rebordo em alumínio injetado, vidro temperado. Tabuleiro do controlo em chapa de aço pré-galvanizado e pintado. Possibilidade de montagem de difusores laterais em metacrilato.
Fluxo sistema de família	**BSP768** de 518 até 9360 lm
Consumo sistema de família	**BSP768** de 7,9 até 77 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DN13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50 Distribuição larga: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX51 Distribuição simétrica: DS50, DS51 Distribuição para passagens de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada: BL1, BL2 Acessórios inferiores para melhorar o volume e melhorar a iluminação vertical. Disponível em acabamento claro e dourado. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BSP768** até 145 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Preto. Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	09, 10 com difusores laterais
Proteção contra sobretensões	4 kV/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 h L95B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	9,4 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,2 m^2
Instalação (tipo de montagem)	**BDP768**: fixação a poste sobre casquilho 1"G. Está disponível um adaptador para topo do poste de 60 ou 76 mm.
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BDP768i

Lanterna Villa LED gen2 Solar

Iluminação solar

A Lanterna Villa LEd gen2 Solar é a solução perfeita para ambientes urbanos graças ao seu design clássico que se adapta às soluções existentes. Adiciona todas as vantagens e funcionalidades mais atuais para criar a solução mais eficiente.

Está disponível em duas versões, topo de poste e suspensa que, em conjunto com as soluções com braços, torna a conceção da solução solar bastante completa.







Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Áreas residenciais, avenidas e rotundas
- Parques

Garantia

- 5 anos






Lanterna Villa LED gen2 Solar

Informação técnica


IP66 IK09 24VDC

Villa é uma luminária decorativa com tecnologia LED para alturas de montagem de 4 a 8 m. É a "lanterna clássica" para iluminar áreas ornamentais. O seu design se harmoniza com a identidade da cidade, dando-lhe personalidade e ritmo. As suas principais aplicações: áreas urbanas, luminárias decorativas, Pedestres, áreas comerciais, ruas locais, praças e parques.



Versão topo do poste

Versão suspensa





Lanterna Villa LED gen2 Solar

Informação técnica

Família	Lanterna Villa LED gen2 Solar
Versões	**VDP768** (Versão topo do poste) **VSP768** (Versão suspensa)
Material	Globo, cesto e candelabro de suporte fabricados em liga de alumínio fundido por gravidade. O módulo LED apresenta um rebordo em alumínio injetado, vidro temperado. Tabuleiro do controlo em chapa de aço pré-galvanizado e pintado. Possibilidade de montagem de difusores laterais em metacrilato
Fluxo sistema de família	**VDP768** até 4752 lm
Consumo sistema de família	Até 47,4 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DN13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50 Distribuição larga: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX51 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para travessias de pedestres: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Possibilidade de difusor curvo de vidro transparente (FG) ou vidro fosco (GF) que melhora o conforto visual. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 114,19 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>70 e >80
índice de cromaticidade	SDCM < 5
Controlador (Integrado)	Não inclui controlador. Veja os componentes do sistema solar
Tensão de entrada	24/48 Vcc
Difusor	Vidro plano transparente ou vidro fosco

Possibilidade de regulação	SIM. Através do controlador de carga
Configurações de controlo disponíveis	Regulamentação em 4 etapas Interact, consultar os componentes adicionais necessários
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Preto. Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	IK09, IK10 com difusores laterais
Proteção contra sobretensões	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do driver	Veja fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil	Até 100 000 h L98 (25 °C)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	7,6 Kg
Superficie ao vento (SCX)	0,2 m^2
Conectores y Cableados	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Fixação a poste sobre casquilho 1"G o 3/4"G. Suspenso 1"G Está disponível um adaptador para topo do poste de 60 ou 76 mm.
Autonomia	O bom funcionamento e o desempenho do sistema dependerão muito do dimensionamento dos componentes adicionais do sistema. Com base no projeto de iluminação, nos requisitos iniciais de autonomia mínima e na localização do projeto, os valores apropriados de bateria e painel solar serão estabelecidos.
Outras opções a pedido	Outras opções disponíveis - Configurador BDP100i




Heritage LED Retrofit IP66


Informação técnica




As lanternas clássicas fazem parte do património de muitas cidades. As nossas soluções retrofit LED permitem converter a iluminação da cidade de lâmpadas de descarga para a tecnologia LED sem ser necessário trocar as lanternas existentes. A versão universal EDP772 foi concebida para a maioria das adaptações em lanternas tipo Villa. A EDP773 é a versão para Lanternas clássicas tipo Fernandino, que permite o ajuste perfeito de acordo com o diâmetro interior mínimo. EDP768, EDP770 y EDP771 para lanternas antigas Philips.




Universal EDP772




Micenas 1 EDP770



Micenas 2 EDP771



Villa IJT EDP768



Fernandino EDP773





Heritage LED Retrofit IP66

Informação técnica

Família	Heritage LED Retrofit IP66
Versões	EDP768, EDP770, EDP771, EDP772 y EDP773
Material	Corpo de alumínio L-2521 injetado a alta pressão, sem pintura. Difusor curvo de vidro temperado. Tabuleiro e suportes em chapa de aço pré-galvanizado e pintado em poliéster em estufa em preto mate. Parafusos de aço inoxidável. Óticas em PMMA.
Fluxo sistema de família	**EDP768, EDP770, EDP771 y EDP773** de 560 até 9120 lm **EDP772** de 546 até 10680 lm
Consumo sistema de família	**EDP768, EDP770, EDP771 y EDP773** de 9,7 até 76 W **EDP772** de 9,4 até 77 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN10 Distribuição média DM11, DM50 Distribuição larga DW10, DW50, DX10 Distribuição simétrica S50 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Possibilidade de difusor curvo de vidro transparente (FG) ou vidro fosco (GF) que melhora o conforto visual. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**EDP768, EDP770, EDP771 y EDP773** até 138 lm/ W **EDP772** até 156 lm/W
Temperatura de cor	2200K, 2700K, 3000K e 4000K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro temperado

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) ; Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) ; LumiStep, duplo nível (LS)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Preto mate
IP	66 Integrante
IK	9
Proteção contra sobretensões	6 kV (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	> 100 000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	3,8 kg
Superfície ao vento (SCX)	N/A
Instalação (tipo de montagem)	O retrofit adapta-se à lanterna existente através dos suportes extensíveis. em EDP772 e EDP773. EDP768, EDP770 e EDP771 de acordo as medidas indicadas.
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: EDP768i

CityMood

Com o seu design icónico, o CityMood preserva o património da cidade. Cria áreas urbanas mais seguras e agradáveis, respeitam as pessoas e a natureza ao limitar os efeitos da poluição luminosa, oferecendo grandes poupanças de energia e constituindo a infraestrutura necessária para construir um ecossistema de cidade inteligente, CityMood está disponível num tamanho único com várias opções de personalização. Pode escolher entre a versão com tampa em vidro plano ou a versão com tampa em policarbonato. Além disso, podem ser incluídas coroas decorativas para integrar o CityMood em ambientes mais clássicos.










- Altura de instalação 4 – 12 m
- Fácil integração urbana
- Diversas opções de instalação
- Singularidade



Série completa

1–2–3–4–5. CityMood em colunas dedicadas com alturas entre 4 m e 8 m.




CityMood

Informação técnica

220V 240V | CE | IEC EN60598 | IP66 | interact ready | IK10 | máx +50°C -40°C mín

CityMood é a solução certa para ambientes clássicos, parques, praças e passeios marítimos. Pode ser instalada suspensa em colunas entre alturas de 4 m a 12 m e em suportes dedicados. Opções de personalização em fechos inferiores e entalhes superiores decorativos.









CityMood

Informação técnica

Família	CityMood
Versões	**BSP672 FG y PCC. BSP673 FG y PCC** versão de abertura sem ferramentas
Material	Corpo em alumínio fundido a pressão. Coroas em alumínio fundido por gravidade. Junta de borracha de silicone resistente ao calor. Ótica de polimetilmetacrilato (PMMA). Fecho em vidro plano termoendurecido e policarbonato transparente.
Fluxo sistema de família	**BSP672:** Até 15507 lm
Consumo sistema de família	**BSP672:** Até 99,4 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30,DM31 DM32, DM33, DM70 Distribuição larga: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para faixas de pedestres: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1 y BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BSP672:** Até 171 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Difusor	Vidro temperado e difusor em policarbonato
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	BK RAL 9005, cinzento ultra escuro DGR 10714. Outras cores RAL e Azko Futura a pedido
IP	66
IK	09, 10 difusor em policarbonato
Proteção contra sobretensões	Standard 6KV, 10KV opcional - não compatível com CityTouch
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 horas L93B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	Até 10,6 Kg com coroas incluídas
Superfície ao vento (SCX)	**BSP672/BSP673** com vidro plano: 0.0314 m^2 **BSP672/BSP673** com difusor em policarbonato: 0.036 m^2 **BSP672/BSP673** com difusor em policarbonato, ambas as coroas: 0.0836 m^2 **BSP672/BSP673** com difusor em policarbonato, coroa superior: 0.0748 m^2 **BSP672/BSP673** com difusor em policarbonato, coroa inferior: 0.0797 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Alturas de montagem recomendadas: 4 a 12 m BSP672: Suspensa 1"G
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Versões com branco ajustável mediante pedido. Configurador: BSP672I

CitySoul LED gen2



A CitySoul LED gen2 é uma das famílias de iluminação urbana mais versáteis e inspiradoras concebidas pela Philips. É muito eficaz e fácil de manter, oferece excelentes níveis de iluminação e adapta-se a qualquer aplicação urbana.

A evolução desta luminária torna-a ideal para qualquer ambiente urbano. O seu design é agora mais plano e completamente redondo, com uma transição fluida entre o acoplamento e o braço, conferindo, assim, uma coerência visual elegante e discreta à paisagem urbana. Disponível em dois tamanhos e com possibilidade de montagem lateral, topo do poste ou suspensa.

CitySoul LED gen2 + Lyre



- Altura de instalação 3,5 – 6 m
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Disponível com luz branca
- Melhor rendimento na sua classe



Série completa

1–2–3–4–5. CitySoul LED gen2 Mini + braço Lyre + coluna COL.TC.ACP

CitySoul LED gen2 + Topo do poste



- Acoplamento específico em alumínio fundido
- Altura de instalação de 6 m (CitySoul LED gen2 Mini), até 9 m (CitySoul LED gen2 Grande)
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60, 62 ou 76 mm)




Série completa

1. CitySoul LED gen2 Grande + Casquilho TOPIN + CitySoul LED gen2 Mini +braço ACO + Coluna COL.TC.ACP. 2. CitySoul LED gen2 Mini + Casquilho TOPIN + Coluna COL.TC.ACP. 3. CitySoul LED gen2 Grande + Duplo topo do poste JRP532 + Casquilho PT60 + Coluna COL.TC.ACP
4. CitySoul LED gen2 Grande + Casquilho TOPIN + Coluna COL.TC.ACP.

CitySoul LED gen2 + Accent



- Braço específico em alumínio fundido
- Altura de instalação de 3,5 a 8 m
- Configuração em espiral com entre 1 e 5 luminárias
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60, 62 ou 76 mm)




Série completa

1. CitySoul LED gen2 Grande + Braço Accent + CitySoul LED gen2 Mini + Braço Accent + Coluna reta Ocean 2. CitySoul LED gen2 Mini + Braço Accent + Coluna reta Ocean 3-4-5. CitySoul LED gen2 Grande + Braço Accent + Coluna reta Ocean

CitySoul LED gen2 + CuR20



- Coluna cónica curva em aço galvanizado e pintado
- Altura de instalação de 6 m (CitySoul LED gen2 Mini), até 12 m (CitySoul LED gen2 Grande)
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe




Série completa

1-2-3-4-5. CitySoul Gen2 + Coluna CuR20

CitySoul LED gen2 + East



- Braço específico em aço galvanizado e pintado
- Altura de instalação de 6 a 10 m
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60 ou 62 mm)
- Conjuntos com uma ou duas luminárias, individuais ou duplas, suporte traseiro e montagem na parede em diferentes comprimentos e várias alturas de colunas.
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe



Série completa

1. CitySoul LED gen2 Grande + Braço Graphic L1800 + Coluna COL.TC.ACP. 2. CitySoul LED gen2 Mini + Braço East L1400 + CitySoul LED gen2 Mini + Accent + Coluna COL.TC.ACP. 3-5. CitySoul LED gen2 Mini + Suporte traseiro East L1000 + Coluna COL.TC.ACP. 6-4. CitySoul LED gen2 Grande + Braço East L1800 + CitySoul LED gen2 Mini + Accent + Coluna COL. TC.ACP. 7. CitySoul LED gen2 Mini + Aplique de parede East L500 8. CitySoul LED gen2 Grande + Aplique de parede East L1000

CitySoul LED gen2 + UrbanWave



- Braço em aço galvanizado e pintado
- Altura de instalação de 6 a 8 m
- Compatível com coluna COL.TC.ACP. em aço (parte superior Ø 60 ou 62 mm)
- Conjuntos com uma ou duas luminárias, individuais ou duplas, suporte traseiro e montagem na parede em diferentes comprimentos e várias alturas de colunas.
- Fácil integração urbana
- Luz de ambiente confortável
- Melhor rendimento na sua classe



Série completa

1–3–5. CitySoul LED gen2 Grande + Braço UrbanWave L1500 + Coluna COL.TC.ACP. **2–4.** CitySoul LED gen2 Mini + Braço UrbanWave L1000 + coluna COL.TC.ACP. **6.** CitySoul LED gen2 Grande + Braço UrbanWave L1500 + CitySoul LED gen2 Mini + Suporte traseiro UrbanWave L1000 + Coluna COL.TC.ACP. **7.** CitySoul LED gen2 Mini + Aplique de parede UrbanWave L1000






ROLEX
GRASSY




CitySoul LED gen2


Informação técnica

interact ready | R&TTE | IEC EN60598 | 220V 240V | IP66 | IK08


A CitySoul gen2 é uma família de luminárias LED de design versátil para iluminação com luminárias decorativas. Possibilidade de montagem em poste, entrada lateral, catenária e com braços específicos. Disponível em dois tamanhos para montagem a alturas entre 3,5 e 12 m.




CitySoul LED gen2 Mini




BRP530 (Versão entrada lateral)




BSP530 (Versão suspensa ou catenária)




BPP530 (Versão de coluna)




BGP530 (Para braços East y Graphic)




BVP530 (Para braço Right Curve)




BGP530 76PA (A coluna regulável)




BGP530 + MBA SJ (para coluna Curved)




CitySoul LED gen2 Grande




BRP531 (Versão entrada lateral)




BSP531 (Versão suspensa ou catenária)




BPP531 (Versão de coluna)




BGP531 (Para braços East y Graphic)



BVP531 (Para braço Right Curve)



BGP531 76PA (A coluna regulável)



BGP531 + MBA SJ (para coluna Curved)







CitySoul LED gen2

Informação técnica

Família	CitySoul LED gen2
Versões	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: (Tamanho Mini, diferenciação no tipo de montagem **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531/BGP531**:(Tamanho Grande, diferenciação no tipo de montagem)
Material	Corpo de alumínio fundido Junta de borracha de silicone resistente ao calor Ótica de polimetilmetacrilato (PMMA) Difusor curvo de vidro plano termoendurecido
Fluxo sistema de família	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: 703 a 11310 lm **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: 2052 a 20640 lm
Consumo sistema de família	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: 11,8 a 84 W **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: 31 a 150 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DM30, DM32, DM33, DM70 Ampla distribuição: DW10, DW50, DW52 Distribuição Ampla Exta: DX10, DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para faixas de pedestres: DPL1, DPR1 Painéis de controle de luz para fachada BL2 Acessórios inferiores para aumentar o volume e melhorar a iluminação vertical, disponível em acabamento claro e dourado. Sistema óptico ClearStar aprovado pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530/BPP532**: Até 154 lm/W **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: Até 163 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K Versões com temperatura de cor ajustável em função de um horário pré-estabelecido entre 4000 e 3000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Difusor curvo	Difusor curvo de vidro temperado
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Corpo: cinzento escuro Philips (semelhante a RAL 7022 texturado) Rebordo: cinzento prateado acetinado (semelhante a 9006) Outras cores RAL e AKZO a pedido
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	4/6 kV, 10 kV (opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC e ENEC+	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 horas L96B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50 °C
Peso	**BRP530/BPP530/BSP530/BVP530**: 12,7 Kg **BRP531/BPP531/BSP531/BVP531**: 17,4 Kg **BPP532**: 12,7 Kg
Superfície ao vento (SCX)	BRP530: 0,052 m^2. BPP530: 0,050 m^2. BGP530 CD: 0,044 m^2. BGP530+ braço Accent: 0,040 m^2. BGP530 76PA: 0,058 m^2. BGP530+ braço duplo: 0,097 m^2. BSP530: 0,054 m^2 BRP531: 0,061 m^2. BPP531: 0,059 m^2. BGP531 CD: 0,055 m^2. BGP531+ braço Accent: 0,061 m^2. BGP531 76PA: 0,068 m^2. BGP531+ braço duplo: 0,115 m^2. BSP531: 0,053 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Alturas de montagem recomendadas: 3,5 a 6 m (Mini), 6 a 12 m (Grande). **BRP530/BRP531**: entrada lateral Ø42-60 mm **BPP530/BPP531**: entrada de topo do poste Ø 60-76 mm **BSP530/BSP531**: catenária ou suspensa 1"G **BVP530/BVP531**: para braço Right Curve **BGP530/BGP531**: para braço East **BPP532**: para braço Lyre
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BPP530i (Mini), BPP531i (Grande) JGP530I (suportes)

CitySoul LED gen2 Solar

Iluminação solar



A CitySoul LED gen2 Solar é uma das famílias mais versáteis que combina um aspeto urbano com funcionalidade. O seu design é a solução ideal para ambientes urbanos, combinando dois possíveis tamanhos e com opções de instalação lateral ou topo de poste, juntamente com todas as soluções em braços específicos para a família CitySoul.





Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Áreas residenciais, avenidas e rotundas
- Parques

Garantia

- 5 anos





CitySoul LED gen2 Solar

Informação técnica


IP66 IK08

interact ready


24VDC 48VDC

máx +50°C −40°C mín


A CitySoul LED gen2 Solar é uma família de luminárias LED de design versátil para iluminação com luminárias decorativas. Possibilidade de montagem em poste, entrada lateral, catenária e com braços específicos. Disponível em dois tamanhos para montagem a alturas entre 3,5 e 12 m.




CitySoul LED gen2 Mini




CitySoul LED gen2 Grande




BRP530
(Versão entrada lateral)



BPP530
(Versão a coluna)



BRP531
(Versão entrada lateral)



BPP531
(Versão a coluna)





CitySoul LED gen2 Solar

Informação técnica

Família	CitySoul LED gen2 Solar
Versões	**VRP530/VPP530:** Tamanho Mini, diferenciação no tipo de montagem **VRP531/VPP531:** Tamanho Grande, diferenciação no tipo de montagem
Material	Corpo de alumínio fundido Junta de borracha de silicone resistente ao calor Ótica de polimetilmetacrilato (PMMA) Difusor curvo de vidro plano termoendurecido
Fluxo sistema de família	**VRP530/VPP530** até 7200 lm **VRP531/VPP531** até 13350 lm
Consumo sistema de família	**VRP530/VPP530** até 54,6 W **VRP531/VPP531** até 100,7 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DN13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50 Distribuição ampla: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra ampla: DX10, DX50, DX51 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Painéis de controle de luz para fachada BL1, BL2 Possibilidade de difusor curvo de vidro transparente (FG) ou vidro fosco (GF) que melhora o conforto visual. Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**VRP530/VPP530** até 183 lm/W **VRP531/VPP531** até 198 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>70 e >80
índice de cromaticidade	SDCM < 5
Controlador (Integrado)	Não inclui controlador. Veja os componentes do sistema solar
Tensão de entrada	24/48 Vcc
Difusor	Vidro plano transparente ou vidro fosco
Possibilidade de regulação	SIM. Através do controlador de carga

Configurações de controlo disponíveis	Regulamentação em 4 etapas Interact, consultar os componentes adicionais necessários
Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Preto. Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falha do driver	Veja fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil	Até 100000 h L98 (25 °C)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	**VRP530/VPP530** até 10,61 Kg **VRP531/VPP531** até 13,64 Kg
Superficie ao vento (SCX)	**VRP530**: 0,052 m^2. **VPP530**: 0,050 m^2. **VRP531**: 0,061 m^2. **VPP531**: 0,059 m^2.
Conectores y Cableados	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Alturas de montagem recomendadas: 3,5 a 6 m (Mini), 6 a 12 m (Grande) **VRP530/VRP531**: entrada lateral Ø 42-60 mm **VPP530/VPP531**: entrada de topo do poste Ø 60-76 mm
Autonomia	O bom funcionamento e o desempenho do sistema dependerão muito do dimensionamento dos componentes adicionais do sistema. Com base no projeto de iluminação, nos requisitos iniciais de autonomia mínima e na localização do projeto, os valores apropriados de bateria e painel solar serão estabelecidos.
Configuradores	VPP530i, VPP531i

MileWide LED gen2



Mantendo o mais puro design de MileWide, Knud Holscher concebeu uma sucessora dotando-a de um módulo LED e uma forma mais fina. O design da luminária inclui colunas e braços específicos que se integram perfeitamente na paisagem urbana atual. Fusão de design simples e alto rendimento, a MileWide LED gen2 adequa-se a uma grande variedade de aplicações de inspiração urbana.

MileWide LED gen2 + CuR20



- Coluna troncocónica curva fabricada em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Com acoplamento curto para montagem lateral.
- Versões em alumínio a pedido




Série completa

1-2-3-4-5-6. MileWide LED gen2 + Coluna CuR20

MileWide LED gen2 + ACO



- Acoplamento lateral curto, soldado à coluna.
- Fabricado no mesmo material e com o mesmo acabamento que a coluna. (Aço galvanizado e pintado, alumínio revestido a tinta/escovado/anodizado, aço inoxidável).



Série completa

1. MileWide LED gen2 + coluna COL.TC.ACP. + acoplamento ACO 2. MileWide LED gen2 + coluna COL.TC.ACP. + acoplamento ACO 3. MileWide LED gen2 + coluna COL.STEP.ACP. + acoplamento ACO 4. MileWide LED gen2 + coluna COL.CR.ACP. + acoplamento ACO 5-6. MileWide LED gen2 + coluna COL.CR.ACP. + acoplamento ACO 7. MileWide LED gen2 + aplique de parede ACO

MileWide LED gen2 + UrbanWave



- Braço curvo fabricado em aço galvanizado e pintado em poliéster.
- Versões em alumínio a pedido.



Série completa


1-4. MileWide LED gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 2-3-5-6. MileWide LED gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1000 7. MileWide LED gen2 + coluna COL.TC.ACP + braço UrbanWave L1500 + acoplamento UrbanWave L1000 8. MileWide LED gen2 + aplique de parede UrbanWave L1000




MileWide LED gen2

Informação técnica

A MileWide LED gen2 é uma família de luminárias LED decorativas com um design elegante e simples. Disponível em dois tamanhos para montagem a alturas entre 4 e 8 metros (versão média) e entre 8 e 14 metros (versão grande).




MileWide LED gen2 Mini



MileWide LED gen2 Grande







MileWide LED gen2

Informação técnica

Família	MileWide LED gen2
Versões	**BRP/BPP435** (Entrada lateral/Entrada de topo do poste) Mini **BRP/BPP436** (Entrada lateral/Entrada de topo do poste) Grande
Material	Corpo de alumínio fundido não corrosivo Vidro temperado
Fluxo sistema de família	**BRP/BPP435**: De 572 até 10235 lm **BRP/BPP436**: De 3526 até 16465 lm
Consumo sistema de família	**BRP/BPP435**: 8,7 a 84 W **BRP/BPP436**: 55 a 128 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita DN09, DN10, DN11, DN33, DN50 Distribuição média DM10, DM11, DM12, DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70 Distribuição larga DW10, DW50, DW52, DX10, Distribuição extralarga DX50, DX51, DX70 Distribuição simétrica DS50 Distribuição de passagens para peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 159 lm/W
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Difusor curvo	Vidro temperado
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores. Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Prateado (SI, similar a RAL9006 texturizado), Cinzento ultraescuro Philips (GR, similar RAL7022 texturizado). Outras cores RAL ou AKZO a pedido
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensões	4/6 kV, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	**BRP/BPP435**: 100 000 horas L95B10 **BRP/BPP436**: 100 000 horas L95B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	**BRP/BPP435**: 8,5 a 9 kg **BRP/BPP436**: 12 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BRP/BPP435**: 0,049 m^2 **BRP/BPP436**: 0,0656 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Espigão externo Entrada em topo do poste invertido: **BRP435**: Ø 48 e 60 mm **BRP436**: Ø60 mm **BPP435 y BPP436**: Ø60/76 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos. Outras curvas de Dynadimmer diferentes das curvas standard terão um aumento. Configurador: BPP435n (Pequena), BPP436n (Grande)

TownTune assimétrica



A maioria dos seres humanos vive e interage em ambientes urbanos, por isso, é cada vez mais importante que esses espaços sejam agradáveis para que as pessoas se sintam confortáveis. A gama das luminárias TownTune dá especial atenção à criação de ambientes nos quais a luz é confortável, além de eficiente.

A linha TownTune dispõe de acessórios para mudar o aspeto externo e personalizar, por exemplo, zonas específicas da cidade ao mesmo tempo que mantém o mesmo fio condutor, assim, funciona tanto em bairros tradicionais como noutros mais recentes.



TownTune assimétrica
estándar



TownTune assimétrica
con accesorio inferior claro



TownTune assimétrica
con accesorio inferior dorado



TownTune assimétrica
con accesorio inferior claro y accesorio superior troncocónico



TownTune assimétrica
con accesorio inferior dorado y accesorio superior cúpula



Série completa

1. TownTune assimétrica estándar + columna COL.CR.ACP. + acoplamiento ACO 2. TownnTune assimétrica con accesorio inferior claro + columna COL. TC.ACP. + brazo Batio 3. TownTune assimétrica con accesorio inferior dorado y accesorio superior cúpula + Columna COL.CUAD.ACP 4. TownTune lira con accesorio inferior dorado + columna COL.TC.ACP




TownTune assimétrica


Informação técnica

IEC EN60598 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | interact ready | IP66 | IK09 | máx +50°C -40°C mín


TownTune é uma família de luminárias urbanas com montagem no topo do poste central e assimétrico, entrada lateral e braçadeira. Os respetivos acessórios permitem personalizar o design mantendo o mesmo estilo para que se adapte a todas as zonas da cidade. Para alturas de montagem entre 4 e 6 metros para versões topo do poste e braçadeira e até 8 para versões assimétricas.




BDP265-60




BDP265-76




BDP266-60




BDP266-76




BDP267-60




BDP267-76




BDP267-60+ring




BDP267-76+ring




BDP268-60




BDP268-76




BDP268-60-ring




BDP268-76-ring




BDP270




BDP271




BDP272



BDP272+ring



BDP273



BDP273+ring





TownTune assimétrica

Informação técnica

Família	TownTune assimétrica
Versões	**BDP265:** assimétrica **BDP266:** assimétrica com acessório inferior **BDP267:** assimétrica com acessório superior troncocónico **BDP268:** simétrica com acessório superior em cúpula **BDP270:** braçadeira **BDP271:** braçadeira com acessório inferior **BDP272:** braçadeira com acessório superior troncocónico **BDP273:** braçadeira com acessório superior em cúpula
Material	**Corpo e espigão**: alumínio fundido em molde **Difusor curvo**: policarbonato de estabilidade UV, acabamento transparente com textura nas extremidades para melhorar o conforto visual **Acessórios**: policarbonato de estabilidade UV. **Óticas**: PMMA
Fluxo sistema de família	**BDP265/266/267/268:** de 252 a 10790 lm **BDP270/271/272/273:** de 246 a 10400 lm
Consumo sistema de família	4,9 até 77 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DN13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50 Distribuição larga: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra larga: DX10, DX50, DX51 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Acessórios inferiores para melhorar o aumento do volume e melhorar a iluminância vertical. Disponíveis com acabamento claro e dourado Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	**BDP265/266/267/268:** Até 154 lm/W **BDP270/271/272/273:** Até 149 lm/W
Difusor curvo	PC: policarbonato de estabilidade UV
Temperatura de cor	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Possibilidade de regulação	SIM
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador (integrado)	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação através da tensão da rede (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Versões com blocos de terminais superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	IP66
IK	IK09. Os acessórios IK08 não afetam o IK da luminária
Proteção contra sobretensão	6 kV standard, 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000 h para L95B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	6 kg aprox. nas versões assimétricas, 8 kg nas versões braçadeira
Superfície ao vento (SCX)	**BDP265/270:** 0,042 m^2 **BDP266/271:** 0,066 m^2 **BDP267/272:** 0,110 m^2/0,130 m^2 com acessório inferior **BDP268/273:** 0,082 m^2/0,110 m^2 com acessório inferior
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível Montagem no topo do poste: Ø 60/62 ou 76 mm. Montagem lateral: Ø 32–48 mm e 48/60 mm Versão braçadeira: apenas Ø 60/62 mm
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP) Outras curvas de Dynadimmer diferentes da standard terão um aumento Configurador: BDP2651i

TownTune assimétrica Solar

Iluminação solar



A família de luminárias TownTune assimétrica Solar une conforto a eficácia. A TownTune assimétrica Solar pode ser personalizada para mudar o aspeto externo com acessórios superiores e inferiores. Além disso, a sua integração é perfeita em ambientes clássicos ou modernos, com a combinação do seu design com os braços específicos, em função do design escolhido.





Fácil de instalar

- Podem ser instaladas em postes verticais ou em braços horizontais com ângulo ajustável de 0 a 15 graus.
- Luminária solar não integrada. São necessários componentes adicionais:
  - Bateria
  - Controlador de carga
  - Painel fotovoltaico

Aplicações

- Áreas residenciais, avenidas e rotundas
- Parques

Garantia

- 5 anos





TownTune assimétrica Solar

Informação técnica


IP66 IK10


interact ready

24VDC 48VDC


máx +50°C ~40°C mín

TownTune é uma família de luminárias urbanas com montagem no topo do poste central e assimétrico, entrada lateral e braçadeira. Os respetivos acessórios permitem personalizar o design mantendo o mesmo estilo para que se adapte a todas as zonas da cidade. Para alturas de montagem entre 4 e 6 metros para versões topo do poste e braçadeira e até 8 para versões assimétricas.





BDP265-60



BDP265-76





TownTune assimétrica Solar

Informação técnica

Família	TownTune assimétrica Solar
Versões	**VDP265**: assimétrica
Material	Corpo de alumínio injetada de alta pressão. Difusor de vidro plano temperado Fixação reversível de alumínio Óptica PMMA (Polimetilmetacrilato)
Fluxo sistema de família	VDP265 até 4350 lm
Consumo sistema de família	Até 31,7 W
Óticas e difusores	Distribuição estreita: DN09, DN10, DN11, DN50 Distribuição média: DM10, DM11, DM12, DN13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50 Distribuição ampla: DW10, DW50, DW52 Distribuição extra ampla: DX10, DX50, DX51 Distribuição simétrica: DS50 Distribuição para passadeiras de peões: DPL1, DPR1 Palas de controlo de luz para fachada BL1, BL2 Acessórios inferiores para melhorar o aumento do volume e melhorar a iluminância vertical. Disponíveis com acabamento claro e dourado Óticas ClearStar homologadas pelo IAC.
Eficiência do sistema da família	Até 176 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>70 e >80
índice de cromaticidade	SDCM < 5
Controlador (Integrado)	Não inclui controlador. Veja os componentes do sistema solar
Tensão de entrada	24 Vcc
Difusor	PC: policarbonato de estabilidade UV
Possibilidade de regulação	SIM. Através do controlador de carga
Configurações de controlo disponíveis	Regulamentação em 4 etapas Interact, consultar os componentes adicionais necessários

Classe elétrica	III
Cor/acabamento	Cinzento ultraescuro Philips (semelhante ao RAL7022). Outras cores RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido.
IP	66
IK	IK09. Os acessórios IK08 não afetam o IK da luminária
Proteção contra sobretensões	Para sistemas híbridos 10 kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC y ENEC+	SIM
Taxa de falha do driver	Veja fichas técnicas dos elementos do sistema solar
Vida útil	Até 100000 h L98 (25 °C)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	6 kg aprox. nas versões assimétricas, 8 kg nas versões braçadeira
Superficie ao vento (SCX)	BDP265: 0,033 m^2
Conectores y Cableados	Cabo para controlador
Instalação (tipo de montagem)	Terminal reversível Montagem no topo do poste: Ø 60/62 ou 76 mm. Montagem lateral: Ø 32–48 mm e 48/60 mm
Autonomia	O bom funcionamento e o desempenho do sistema dependerão muito do dimensionamento dos componentes adicionais do sistema. Com base no projeto de iluminação, nos requisitos iniciais de autonomia mínima e na localização do projeto, os valores apropriados de bateria e painel solar serão estabelecidos.
Configuradores	VDP265i

TownGuide Performer



A TownGuide é uma luminária LED com um design simples, mas, ao mesmo tempo, contemporâneo e intemporal, para iluminação com luminárias decorativas, que combina com qualquer ambiente clássico e moderno. A TownGuide está disponível com cinco tipos de difusores diferentes com acabamento transparente e translúcido. Os vários packs lumínicos disponíveis e os diferentes sistemas óticos facilitam a seleção da versão mais adequada aos requisitos de cada projeto. Além disso, a gama TownGuide é compatível com os sistemas de controlo mais modernos para que possa controlar o ponto de luz de forma remota ou autónoma, pelo que os custos de energia e manutenção são significativamente inferiores aos da iluminação convencional.



Flat Cone	Bowl	Classic Cone	Classic T	Versión T

- Design simples contemporâneo e intemporal
- Perfeita para áreas de luminárias decorativas, pedonais, praças e espaços abertos
- Para montagem a alturas entre 4 e 6 metros
- Adequada a renovações e novas instalações



Série completa

1-2-3. TownGuide Performer + coluna COL.TC.ACP **4.** TownGuide Performer coluna COL.CR.ACP + PT60 **5.** TownGuide Performer + coluna COL.STEP.ACP + PT60 **6.** TownGuide Performer + coluna COL.TC.ACP + PT60




TownGuide Performer


Informação técnica

LEDs | CE 1451 | IEC EN60598 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | máx +50°C -40°C mín | interact ready | 4-6m | IP66 | IK10 | 30 EXCEPT PZD OPTION | 4 | 5 | ZD


A TownGuide é uma luminária LED com um design simples mas, ao mesmo tempo, contemporâneo e intemporal, para iluminação com luminárias decorativas, que combina com qualquer ambiente clássico e moderno. Pressupõe a escolha perfeita entre a eficiência/rendimento e o conforto, mas, em todos os casos, com uma boa relação qualidade-preço. As suas aplicações principais são: áreas de luminárias decorativas, estradas secundárias, parques, zonas pedonais, ciclovias, praças e locais abertos em geral.




Flat Cone BDP100




Bowl BDP101



Classic Cone BDP102



Classic T BDP103



T BDP104/ TZero BDP105







TownGuide Performer

Informação técnica

Família	TownGuide
Versões	**BDP100** (Flat cone) **BDP101** (Difusor curvo) **BDP102** (Classic Cone) **BDP103** (Classic T) **BDP104** (Versão T) **BDP105** (versão TZero, 0% emissões para o hemisfério superior)
Material	Corpo de alumínio injetado a alta pressão Difusor de policarbonato (5 difusores disponíveis)
Fluxo sistema de família	De 588 até 9480 lm
Consumo sistema de família	8,1 a 99 W
Óticas e difusores	DW (rodoviária dispersora), DN (rodoviária concentradora), DM (rodoviária média), DS (simétrica rotacional), DRW (Luminárias decorativas largas) Versões com dois tipos de difusor curvo mate para melhorar o conforto visual
Eficiência do sistema da família	Até 131 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	70, 80
Controlador	Philips Xitanium
Difusor curvo	Policarbonato transparente (PCC) Policarbonato translúcido (duas versões: PCF maior opacidade, PCTR menor opacidade)
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) Cabo piloto (D12) Regulação em cabeceira (D13) Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Interact Interact cabinet para controlo e regulação a partir do quadro (consultar disponibilidade) Versões com blocos de terminais Zhaga superior (SRT) e inferior (SRB) para futuras atualizações com nós de comunicação e/ou sensores.
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	RAL7035. Outras RAL e Akzo Nobel disponíveis a pedido
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensões	Standard 4/6 kV, 10 kV opcional – (consultar compatibilidade com Interact)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	mínimo 100 000 h para L80B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
Peso	Entre 6 e 8,5 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BDP100**: 0,051 m^2 **BDP101**: 0,095 m^2 **BDP102**: 0,088 m^2 **BDP103**: 0,093 m^2 **BDP104/105**: 0,053 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Montagem no topo do poste: entrada axial Ø 48–76 mm (48P, 62P ou 76P). Adaptador especial para topo da coluna Ø 90 mm (combinado com um casquilho de Ø 62 mm).
Outras opções a pedido	Configurador BDP100i - Versão com 0% de emissão para o hemisfério superior disponível a pedido BDP105

OptiSpace Bollard



Os designers e os arquitetos paisagistas procuram cada vez mais reduzir a verticalização para tornar os espaços urbanos mais atrativos e habitáveis para os cidadãos.





Benefícios


- Luz confortável
- Fácil de instalar
- Pode ser utilizado em trilhos e áreas

Características

- 4960 lm de saída do sistema (NW)
- IP66/IK10
- Espaçamento máximo entre pontos de luz
- Disponível em branco quente e branco neutro.
- Dois sistemas óticos (simétrico e assimétrico)

Aplicações

- Espaços abertos: parques, praças, zonas de jogo
- Trilhos e ciclovias
- Parques de estacionamento



Detalhes do produto



Acessório







OptiSpace Bollard

Informação técnica

LEDs | IP66 | IK10 | máx +50°C -40°C mín

O OptiSpace é um poste profissional que se integra perfeitamente na maioria das paisagens urbanas, evitando a verticalização dos referidos espaços para torná-los mais amenos e humanos. O OptiSpace permite maximizar os espaçamentos entre pontos de luz.





Acessório: ZCB500 TUBE L500





OptiSpace Bollard

Informação técnica

Família	OptiSpace Bollard
Material	Corpo em alumínio/aço e difusor curvo de policarbonato
Fluxo sistema de família	Ótica simétrica: LED27 (2390 lm), LED56 (4900 lm)(NW) Ótica assimétrica: LED16 (1450 lm), LED27 (2390 lm), LED38 (3320 lm) NW
Consumo sistema de família	LED16: 12 W (NW) (apenas a versão assimétrica [A], LED27: 20 W (NW) LED38: 28,5 W (NW) (apenas a versão assimétrica [A], LED56: 37 W (NW)
Óticas e difusores	Ótica simétrica rotacional e assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 132 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	80 (3000 K) e 70 (4000 K)
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	Versões com regulação DALI, Lineswitch, AmpDim, Dynadimmer
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento-escuro10714 (opção MSP) (opção de outras cores personalizadas RAL e AZKO)
IP	66
IK	10
Proteção contra sobretensões	6/8 kV (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Vida útil	100 000 h L80B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	16 kg
Instalação (tipo de montagem)	Possibilidade de pedir o produto com 4 pernos de suporte M14x150 Possibilidade de pedir tubo de encastrar com parafusos e pernos 912300024104 Luminária fornecida com 1,5 m de mangueira.
Informações adicionais	Configurador BCB500i Garantia: 5 anos

ArenaVision LED gen3.5



Concebida exclusivamente para aplicações desportivas e de iluminação multifuncional, esta luminária proporciona uma qualidade de luz excecional e uma gestão térmica eficiente. Inclui versões com dois ou três módulos de LED, cujo controlador é externo e separado do projector para utilizar à distância ou fixo na braçadeira do mesmo, o que facilita a instalação e reduz os custos.





Benefícios

- Grande flexibilidade e um alto nível de qualidade de iluminação sem efeito de cintilação em aplicações com transmissão televisiva.
- Este sistema proporciona a máxima potência luminosa, maximizando a vida útil da instalação e minimizando os custos de manutenção.
- O sistema permite diversas possibilidades de regulação, controlo e conectividade.

Características

- A tecnologia LED permite o controlo instantâneo e dinâmico do sistema de iluminação.
- Os conhecimentos da Signify e o suporte global na criação de sistemas de iluminação para retransmissão desportiva acrescentam bastante valor a qualquer tipo de instalação.



BVP428BV

3 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP418BV

2 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP428HGB

3 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira



BVP418HGB

2 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira

Detalhes do produto












ArenaVision LED gen3.5

Informação técnica

LEDs | 230V 200V | 50Hz | IEC EN60598 | IP66 | IK08 | VDE | interact

O ArenaVision LED gen3.5 é um projector com tecnologia LED para aplicações desportivas profissionais que, além de uma boa iluminação, proporciona um melhor ambiente e uma experiência única.









ArenaVision LED gen3.5

Informação técnica

Família	ArenaVision LED gen3.5
Versões	**BVP418 BV** (2 módulos LED. Versão básica. Caixa/equipamento incluído não conectado) (remoto) **BVP418 HGB** (2 módulos. Caixa/Equipamento montado em braçadeira) **BVP428 BV** (3 módulos LED. Versão básica. Caixa/equipamento incluído não conectado) (remoto) **BVP428 HGB** (3 módulos LED. Caixa/Equipamento montado em braçadeira)
Material	Corpo: alumínio injetado a alta pressão resistente à corrosão Óticas e difusor curvo em policarbonato estabilizado a UV Acabamento: cor de alumínio.
Fluxo sistema de família	BVP428 (IRC 85) (+/-7%): 189 632 lm exterior T35 °C/142 019 lm interior T45 °C BVP428 (IRC 80) (+/-7%): 159 235 lm exterior T35 °C/159 235 lm interior T45 °C BVP428 (IRC 70) (+/-7%): 223 214 lm exterior T35 °C/166 130 lm interior T45 °C BVP418 (IRC 85) (+/-7%): 126 720 lm exterior T35 °C/81 769 lm interior T45 °C BVP418 (IRC 80) (+/-7%): 142 230 lm exterior T35 °C/91 246 lm interior T45 °C BVP418 (IRC 70) (+/-7%): 148 284 lm exterior T35 °C/95 546 lm interior T45 °C
Consumo sistema de família	**BVP428**: até 1500 W. exterior/até 1070 W interior (+-10%) T20° C **BVP418**: até 1010 W. exterior T35°/até 608 W interior (+-10%) T35° C
Óticas e difusores	5 sistemas óticos simétricos rotacionais (S3 aS9). De 2 x 6° até 2 x 19° e 16 sistemas ópticos assimétricos
Eficiência do sistema da família	Até 148 lm/W BVP428 5700K IRC>70 Exterior T35° C Até 134 lm/W BVP418 5700K IRC>70 Interior T45° C
Temperatura de cor	5700 K (CRI85/CRI80/CRI70); 4000 K (CRI80)
Índice de restituição cromática	70, 80, 85, 90
Controlador (integrado)	**BVP428/418 BV**: equipamento incluído mas não conectado (equipamento IP66) **BVP428/418 HGB**: equipamento incluído e conectado à caixa lateral de ligações. (IP66)
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato estabilizado a UV

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DMX, Interact (SR), Dali
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Acabamento standard em cinzento-claro. Opção: cinzento-escuro e possibilidade de pintura SWP (para piscinas) e MSP (para ambientes marítimos)
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	10 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000h L94B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 55 °C
Peso	**BVP418 BV**: 22 Kg **BVP418 HGB**: 29 Kg **BVP428 BV**: 26,5 Kg **BVP428 HGB**: 33 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP418 BV:** (0°:0,10 / 90°:0,34) **BVP418 HGB:** (0°:0,18 / 90°:0,33) **BVP428 BV:** (0°:0,12 / 90°:0,48) **BVP428 HGB:** (0°:0,20 / 90°:0,47)
Instalação (tipo de montagem)	Braçadeira para suporte em 3 pontos. M20 Ajuste vertical de -90° a +90°. Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente
Outras opções a pedido	CLO, possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos ou para piscinas.
Informações adicionais	Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente. Posição de controlo remoto máx.: 200 m Configurador: BVP418i
Nota	Todos os dados indicados nesta tabela referentes a fluxos, potências e eficiência são válidos para aplicações exteriores. (Temp. ambiente de 35 °C) e interiores (T45 °C) É possível utilizar o ArenaVision com outras temperaturas. (Consultar a tabela de fluxos e consumos para as referidas temperaturas).

OptiVision LED gen3.5



O OptiVision LED proporciona uma solução completa de iluminação para qualquer área do desporto, independentemente da sua complexidade. Inclui versões com dois ou três módulos de LED, cujo controlador é externo e separado do projector para utilizar à distância ou fixo na braçadeira do mesmo. O OptiVision LED garante um enorme conforto visual para aplicações industriais e de grandes áreas/superfícies. Ao utilizar os sistemas de controlo e sensores da Philips, este projector oferece novas possibilidades de reduzir o consumo de energia e aumenta a flexibilidade (níveis de iluminação programáveis).





Características

- O OptivisionLed é um projector com lentes especialmente desenhadas para permitir um controlo ótico total, que se pode combinar com sistemas de controlo DALI, gerando uma grande poupança de energia. Pode também instalar-se com equipamento integrado na braçadeira ou remoto para oferecer uma grande flexibilidade na instalação e uma redução significativa nos custos de instalação.

Aplicações

- Grandes áreas em geral, parques de estacionamento, áreas industriais e recreativas e todo o tipo de áreas desportivas, tanto interiores como exteriores.



BVP528BV

3 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP518BV

2 Módulos. Versão básica Caixa/ Equipamento incluído não conectado (remoto)



BVP528HGB

3 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira



BVP518HGB

2 Módulos. Caixa/ Equipamento montado em braçadeira

Detalhes do produto












OptiVision LED gen3.5

Informação técnica

LEDs | 230V 200V | 50Hz | IEC EN60598 | IP66 | IK08 | VDE BALL | @Ignify interact | ZDi

O OptiVision LED gen3.5 é um projector com tecnologia LED para aplicações industriais, bem como para portos e aeroportos, com possibilidade de controlo de modo a favorecer a poupança energética.









OptiVision LED gen3.5

Informação técnica

Família	OptiVision LED gen3.5
Versões	**BVP518 BV** (2 módulos. Versão básica Caixa/ equipamento incluído não conectado (remoto)) **BVP518 HGB** (2 módulos. Caixa/Equipamento montado em braçadeira) **BVP528 BV** (3 módulos. Versão básica Caixa/ equipamento incluído não conectado (remoto) **BVP528 HGB** (3 Módulos. Caixa/Equipamento montado em braçadeira)
Material	Corpo: alumínio injetado a alta pressão resistente à corrosão. Óticas e difusor curvo em policarbonato estabilizado UV. Acabamento: sem pintura.
Fluxo sistema de família	BVP528 (5700K) (IRC70)(T35°C) EXT (100.000H L94B50: 223 Klm.(+/-7%) BVP518 (5700K) (IRC70)(T35°C) EXT (100.000H L94B50: 148 Klm. (+/-7%)
Consumo sistema de família	BVP518 (5700K) (IRC70) (T35°C) EXT (100.000H L94B50: 1505W. (+/-10%) BVP528 (5700K) (IRC70) (T35°C) EXT (100.000H L94B50/L80B10): 1006W. (+/-10%)
Óticas e difusores	4 simétricos rotacionais de 2 x 11° até 2 x 19° e 14 assimétricos concentradores e dispersores.
Eficiência do sistema da família	BVP528 (5700K)(IRC70)(T35°C) EXT (100.000H L94B50/L80B10): 148 lm/W. BVP518 (5700K)(IRC70)(T35°C) EXT (100.000H L94B50/L80B10): 147 lm/W.
Temperatura de cor	5700K/4000K/3000K (IRC70) (+/-400K)
Controlador (integrado)	**BVP528/518 BV**: equipamento incluído mas não conectado (Equipamento IP66) **BVP528/518 HGB**: equipamento incluído e conectado à caixa lateral de ligações. (IP66)
Difusor curvo	Difusor curvo de policarbonato estabilizado a UV
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (PSD) (D9) o DynaDimmer (PSDD) (D24) Coded Mains (PSM) **BVP518 e BVP528** versões HGB driver SRT e conector zhaga no próprio equipamento. (SRT-HGB) **BVP518 e BVP528** versões BV conecto zhaga / LCA7305 incluído e montado no braço / lira do aparelho. (SRT-BV)(comprimento máximo do conector para o driver: 30m)

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Acabamento standard em cinzento-claro. Opção: cinzento-escuro e possibilidade de pintura SWP (para piscinas) e MSP (para ambientes marítimos)
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	10 kV
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Versão 100.000h L94B50
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 45 °C
Peso	**BVP518 BV**: 21 Kg **BVP518 HGB**: 27 Kg **BVP528 BV**: 25 Kg **BVP528 HGB**: 31 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP518 BV:** 0,10 (0°); 0,34 (90°) **BVP518 HGB:** 0,18 (0°); 0,33 (90°) **BVP528 BV:** 0,12 (0°); 0,48 (90°) **BVP528 HGB:** 0,20 (0°); 0,47 (90°)
Instalação (tipo de montagem)	Braçadeira para suporte em 3 pontos. M20 Ajuste vertical de -90° a +90°. Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente
Outras opções a pedido	CLO, possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP) ou para piscinas (SWP).
Informações adicionais	Não montar em posição horizontal de iluminação ascendente. Posição de controlo remoto máx.: 200 m Configurador BVP518i e BVP528i
Nota	É possível utilizar o Optivision LED para aplicações interiores (Temp. ambiente de 35 °C e 45 °C). Outros fluxos e consumos e temperaturas ambientes CONSULTE.

GameVision Novidade



GameVision é o novo projetor para atender às necessidades do campo esportivo recreativo. Manteve-se o design de descarga do OptiVision e até mesmo o conceito de refletores para obter diferentes distribuições óticas.





Benefícios

- Três versões de fluxo disponíveis.
- Uma ótica assimétrica com diferentes refletores disponíveis.
- Diferentes temperaturas de cor disponíveis

Características

- Projetor económico para a área recreativa
- Grande eficiência ótica
- Possibilidade de conectividade.

Aplicações

- Instalações desportivas de pequenas dimensões
- Instalações desportivas recreativas



BVP440-BV



BVP440-HGB
(Verificar disponibilidade)

Detalhes do produto











GameVision Novidade

Informação técnica


LEDs | IP66 | IK08 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | max +40°C -20°C min | 4-8m | IEC EN60598


Projetor assimétrico para aplicações desportivas recreativas com alto rendimento luminoso e a um preço acessível. Disponível em apenas um tamanho com três versões de fluxo.







BVP440-BV







BVP440-BV L





BVP440-HGB





BVP440-HGB L







GameVision Novidade

Informação técnica

Família	GameVision
Versões	**BVP440**
Material	Corpo em alumínio e fecho em vidro temperado ou opalino
Fluxo sistema de família	102085 lm a 145000 lm
Consumo sistema de família	685,6 W a 1000,2 W
Óticas e difusores	DW, FG, L FG, GCA, L GCA
Eficiência do sistema da família	Até 154 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, 5700 K
Índice de restituição cromática	70
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	E3
Difusor	Vidro plano. Extra claro (FG) ou Anti-Reflectante (GCA)
Possibilidade de regulação	Sim

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1,DDF2,DDF3,DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) consultar Cabo piloto Line switch Regulação através da tensão de rede (D13) consultar Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Conectividade: Interact Ready e Interact Sports como opção Regulação e controlo a partir do quadro (Coded Mains D28)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Alumínio
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	6kV integrado, 10kV opcional
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Sim
Vida útil	Mínimo 100.000h L90B10
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +45 °C
Peso	**BV** 18,8 Kg, **BV L** 20,8 Kg, **HGB** 24,8 Kg, **HGB L** 26,8 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BV** 0,0288 m^2, **BV L** 0,636 m^2, **HGB** 0,624 m^2, **HGB L** 0,756 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Lira
Outras opções a pedido	Paralúmen que é montado na corpo e pode ser encomendado em separado (LO). Configurador BVP440i

ClearFlood gen2 Novidade



A ClearFlood gen2 é uma gama de projetores multifunções que permite escolher o fluxo luminoso exato necessário para a sua aplicação. A sua tecnologia LED e a ótica de alta eficiência fazem deste produto uma solução competitiva que oferece poupanças energéticas significativas. A variedade de óticas disponíveis cria novas possibilidades de aplicações para os LED. A sua instalação é simples e pressupõe a reinstalação ponto a ponto dos projetores de descarga tradicionais, sem qualquer modificação da instalação elétrica.

Com esta nova geração conseguimos incorporar os elementos para a futura telegestão de uma forma mais estética, e incluímos também mais um tamanho para melhor complementar esta gama.





Benefícios

- Concebido para substituição direta (ponto antigo/ponto novo), poupança energética elevada e rápida recuperação do investimento.
- Seleção fácil e rápida dos lúmenes necessários.
- Versatilidade de aplicações, com vários sistemas óticos.
- Possibilidade de conectividade (Interact).

Características

- 3 tamanhos disponíveis com fluxos que chegam até 75000 lm de sistema
- Substituição simples de equipamentos
- Controlos CLO, DALI
- Grande eficiência ótica e de LED.

Aplicações

- Instalações desportivas pequenas dimensões
- Instalações desportivas recreativas



BVP655
ClearFlood gen2 small



BVP656
ClearFlood gen2 medium



BVP657
ClearFlood gen2 large



BVP658
ClearFlood gen2 extralarge

Detalhes do produto



Projetor com nó Interact e multissensor



Vista interna do projetor




Projetor com conector Zhaga integrado



ClearFlood gen2 Novidade

Informação técnica

A ClearFlood gen2 é uma gama de projectores que permite escolher com precisão o fluxo necessário para cada aplicação. Possui um vasto leque de óticas que aumentam as suas possibilidades de uso. É possível substituir os pontos de luz convencionais, porque se usam os mesmos postes e a mesma instalação elétrica.



BVP655 (ClearFlood gen2 Small) Com nodo SR BVP656 (ClearFlood gen2 Medium) Com nodo SR BVP657 (ClearFlood gen2 Large) Com nodo SR BVP658 (ClearFlood gen2 ExtraLarge) Com nodo SR







ClearFlood gen2 Novidade

Informação técnica

Família	ClearFlood gen2
Versões	**BVP655** (ClearFlood gen2 Small) **BVP656** (ClearFlood gen2 Medium) **BVP657** (ClearFlood gen2 Large) **BVP658** (ClearFlood gen2 ExtraLarge)
Material	Corpo e rebordo em alumínio injetado Difusor curvo de vidro temperado Lira em alumínio injetado
Fluxo sistema de família	**BVP655:** 8497 a 26295 lm **BVP656:** 25311 a 52175 lm **BVP657:** 38073 a 81160 lm **BVP658:** 90250 a 117602 lm
Consumo sistema de família	**BVP655:** 54,4 a 177,4 W **BVP656:** 164,4 a 346,1 W **BVP657:** 247 a 530,6 W **BVP658:** 504 a 715 W
Óticas e difusores	A35-NB, A35-MB, A35-WB, A65-NB, A65-MB, A65-WB, A55-NB, A55-MB, A35-WB, DW10, DW30. Mais versões disponíveis
Eficiência do sistema da família	**BVP655:** Até 167 lm/W **BVP656:** Até 163 lm/W **BVP657:** Até 164 lm/W **BVP658:** Até 166 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K e 5700 K
Índice de restituição cromática	70 e 80 para 4000 K
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Dynadimmer, regulação de 5 passos (DDF1, DDF2, DDF3, DDF27) LumiStep, duplo nível (LS) consultar Cabo piloto Line switch Regulação através da tensão de rede (D13) consultar Fluxo luminoso constante (CLO) Fluxo de luz ajustável (ALO) Conectividade: OLC conectada ao projector. Interact Ready e Interact Sports Regulação e controlo a partir do quadro (Coded Mains D28)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento RAL9007 Outras cores RAL e AKZO NOBEL disponíveis a pedido
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	6kV integrado, 10kV opcional
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	Mínimo 100 000 h L90B10
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	**BVP655:** 10 Kg **BVP656:** 17 Kg **BVP657:** 27 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP655:** 0,16 m^2 **BVP656:** 0,22 m^2 **BVP657:** 0,37 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Braçadeira de injeção de alumínio
Outras opções a pedido	Possibilidade de pintura especial para ambientes marítimos (MSP). Configuradores: BVP655i, BVP656i y BVP657i
Nota	Todos os dados indicados nesta tabela referentes a fluxos, potências e eficiência são válidos para aplicações exteriores (Temp. ambiente de 25 °C).

CoreLine Tempo LED



O CoreLine Tempo grande é um projector muito eficiente, concebido para a substituição ponto a ponto de tecnologia convencional, conservando os mesmos postes e a mesma instalação elétrica. O CoreLine Tempo é fácil de instalar, oferece diversos fluxos luminosos e diversas óticas (simétrica e assimétrica) para se integrar ao máximo em várias aplicações e requisitos.

Todos os modelos BVP111, BVP125 (Médio) e BVP130 (Grande) passam a oferecer grandes possibilidades de poupança energética, porque disponibilizam diversas opções de regulação (DALI) e um maior conforto visual ao acrescentar a opção de 3000 K.





Benefícios

- Amortização rápida
- Qualidade de confiança

Características

- Sistema energeticamente eficiente que oferece mais de 120 lm/W
- Sistemas óticos simétricos e assimétricos
- Design extraplano
- Possibilidade de regulação (BVP111, BVP125 e BVP130)
- Opção 3000 K (WW) em BVP111, BVP125 e BVP130.

Aplicações

- Áreas industriais
- Parques de estacionamento
- Fachadas de edifícios
- Painéis



BVP111
Pequeno



BVP125
Médio



BVP130
Grande

Detalhes do produto












CoreLine Tempo LED


Informação técnica




O CoreLine Tempo LED possui um design robusto e totalmente plano. Permite uma poupança de até 50%.



BVP111 (Pequeno)



BVP125 (Médio)



BVP130 (Grande)







CoreLine Tempo LED

Informação técnica

Família	CoreLine Tempo LED
Versões	**BVP111** (Pequeno) **BVP125** (Médio) **BVP130** (Grande)
Material	Corpo: Alumínio fundido Difusor: Vidro temperado Braço/Lira: Alumínio fundido
Fluxo sistema de família	**BVP111**: 5100 lm / 4080 lm (NW) **BVP125**: 9500 lm / 8360 lm (NW) 14300 lm / 12298 (NW) 19300 lm / 16405 lm (NW) **BVP130**: 25000 lm/21000 lm (NW) 31400 lm / 26062 lm (NW) 35500 lm / 29110 lm (NW)
Consumo sistema de família	**BVP111**: até 42 W **BVP125**: 66 W até 116 W **BVP130**: 126 W até 210 W
Óticas e difusores	Simétrico (S), Assimétrico (OFA52), DX50 e DX60: (**BVP111, BVP125, BVP130**) Estreito: DN11, DN50; Médio: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM50, DM70; Largo: DW10, DW50; Extra Largo: DX10, DX60, DX50, DX51, DX70
Eficiência do sistema da família	**BVP111**: 134 e 142 lm/W (NW) **BVP125**: 124 e 126 lm/W (NW) **BVP130**: 120 a 130 lm/W (NW)
Temperatura de cor	**BVP111**: 3000 K (WW) e 4000 K (NW) **BVP125**: 3000 K (WW) e 4000 K (NW) **BVP130**: 3000 K (WW) e 4000 K (NW)
Índice de restituição cromática	**BVP111**: >70 (3000 K WW e 4000 K NW) **BVP125**: >70 (3000 K WW e 4000 K NW) **BVP130**: >70 (3000 K WW e 4000 K NW) Opção **BVP111, BVP125 e BVP130**: >80 (WW 3000 K)
Índice cromático	**BVP111**: (0.374, 0.369) SDMC<5 **BVP125**: (0.382, 0.379) SDCM<3 **BVP130**: (0.382, 0.379) SDCM <3
Controlador (integrado)	SIM
Difusor	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM

Classe elétrica	Clase I: (BVP111, BVP125 y BVP130)
Cor/acabamento	Gris RAL 9007
IP	IP66
IK	08
Proteção contra sobretensão	6kV (BVP110, BVP125 y BVP130)
Marca CE	SIM
Marca ENEC e ENEC+	SIM
Vida útil	100.000 horas L80B10
Temperatura de funcionamento	**BVP111**: -40°C a +40°C **BVP130 y BVP125**: -40°C a +50°C
Peso	**BVP111**: 2,7 Kg **BVP125**: 4,5 Kg **BVP130**: 7,5 kg
Superfície ao vento (SCX)	**BVP111/BVP125/BVP130**: A 90°: 0,052m² / 0,09m²/0,15m² **BVP111/BVP130**: A 0°:0,02 m²/0,024 m² **BVP111/ BVP130:** A 15°:0,011 m²/0,046 m²
Instalação (tipo de montagem)	No mastro ou na parede Lira em forma de “U” com fixação em 3 pontos (com parafusos M20, não incluídos) Apontamento vertical a partir da horizontal -90°/+90° Regulação máxima da lira a partir da horizontal -180°/+180° Inclinação a intervalos de 5° Fornecido com 1m de cabo e conector IP67 de 3 ou 5 pólos.
Outras opções a pedido	Opções de controlo DALI, LS6, LS8 e Coded Mains disponíveis (BVP125, BVP130). Software de configuração para BVP111i, BVP125i e BVP130i. Acabamento especial para pintura náutica disponível (MSP). Acabamento especial para pintura de piscinas disponível (SPO).

Mini 300 gen3



A Mini 300 gen3 é uma solução perfeita para conseguir poupar energia. Esta luminária ultra eficiente e intermutável, concebida para tetos de postos de abastecimento de combustível e aplicações de armazéns baixos, proporciona uma excelente qualidade de luz, uma gestão térmica eficaz e uma vida útil muito prolongada. A Mini 300 gen3 é um excelente exemplo de como as empresas podem poupar dinheiro ao optar por produtos verdes. Ao colocar um detetor de movimento combinado com um sensor de luz natural, permite uma maior poupança de energia. Com a Mini 300 gen3, é possível gerir a iluminação a partir do solo com um portátil ou um smartphone com Bluetooth.





Benefícios

- Controlador integrado na luminária
- O estado pode ser lido a partir do solo
- O sensor de luz natural e a unidade de deteção de movimento permitem obter uma poupança de energia adicional.

Características

- Gestão sem fios para a versão com MDU e DLS através de Bluetooth, a partir de um smartphone ou de um tablet
- LEDGINE muito eficiente, atualizável e duradouro
- Fácil de instalar, também pode ser utilizado como peça sobresselente para instalações existentes
- Opção de controlos integrados para obter a máxima poupança de energia.

Aplicações

- Postos de abastecimento de combustível
- Projeção de luz
- Armazéns, lojas de bricolagem e salas de produção




ZBP333 accesorio
para conversão em projector (válido para a versão BPP333)



BVP656
Rebordo de encastre



BVP428HGB
Rebordo de encastre




Mini 300 gen3


Informação técnica




A Mini 300 gen3 é uma família de Projectores LED compactos para iluminação sob cobertura. Pode ser gerida sem fios com Bluetooth, a partir de um smartphone com a aplicação móvel/tablet "Mini 300 LED".




BBP333




BCP333



EOC: 99768000
DESC: ZBP333 CFRM L360 W360 WH (MARCO1)




EOC: 99769700
DESC: ZBP333 CFRM L470 W470 WH (MARCO2)



EOC: 99770300
DESC: ZBP333 CFRM L560 W410 WH (MARCO 3)








Mini 300 gen3


Informação técnica



Família	Mini 300 gen3
Versões	**BBP333** (Encastrado) **BCP333** (Fixa) **BBP333+ZBP333** Versão do projector (com braçadeira)
Material	Corpo em alumínio fundido de alta qualidade Lentes de PMMA Difusor curvo em policarbonato
Fluxo sistema de família	LED81: 6800 lm (NW) LED128: 10 790 lm (NW) LED159: 13 280 lm (NW)
Consumo sistema de família	LED81: 50 W LED128: 80 W LED159: 97 W
Óticas e difusores	**BBP333 e BCP333**: Feixe médio simétrico: PRM Feixe largo simétrico: PRW Feixe médio assimétrico: PAM
Eficiência do sistema da família	De 135 a 139 lm/W
Temperatura de cor	3000 K (WW); 4000 K (NW) e 5700 K (CW)
Índice de restituição cromática	70. (Possibilidade de 80 para 4000 K a pedido)
Controlador (integrado)	SIM
Difusor curvo	Policarbonato
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	Versão Basic: on/off; DALI 2.0. exceto: versão Master e versão MDU Versão Basic+: on/off; sensor de movimento MDU programado de fábrica, não programável. Exceto: versão Slave, Dali e LED81. SMART: on/off ; Sensor de movimento MDUW PROGRAMÁVEL; Calendário, Modo fixo; Controlo Bluetooth. Como opção: Sensor Crepuscular (exceto: versão Slave, Dali.) e opção Master-Slave.
Classe elétrica	I ou II

Cor/acabamento	Branco (RAL9003). Outros revestimentos RAL a pedido. Versão encastrada BBP300 sem pintura.
IP	66
IK	08
Proteção contra sobretensão	6/8 KV controlador; 1/2 KV detetor de movimento Smart ; 1/6 KV detetor de movimento Basic
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000 h L80B10
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 45 °C
Peso	**BBP333**: 5 Kg **BCP333**: 6 Kg **BBP333+ZBP333**: 8 kg
Instalação (tipo de montagem)	**BPP33**: dispõe de três rebordos para encastrar nas seguintes dimensões (fornecidos em separado): CFRM 1 360 mm x 360 mm (ZBP333 CFRM L360 W360 WH) CFRM 2 470 mm X 470 mm (ZBP333 CFRM L470 W470 WH) CFRM 3 410 mm x 560 mm (ZBP333 CFRM L410 W560 WH) Kit de montagem do projector. (ZBP333 MB WH SET) (válido apenas para as versões BBP333) Altura recomendada de montagem: 4,5 m (máx. 5 m) A instalação das versões encastradas (**BBP333**) necessita de um rebordo de encastramento, disponível em diferentes tamanhos) (**ver acessórios**)
Ligado	As versões encastradas (BBP333) são fornecidas pré-cabladas com 1,5 m de cabo de tensão e 1,5 m de cabo Dali (de acordo com a função) sem bloco de terminais. As **versões fixadas** (BCP333 e não são fornecidas pré-cabladas
Outras opções a pedido	Possibilidade de controlo de um máximo de 6 luminárias com uma luminária principal. Altura máxima para o MDU 6 m MWS: luminária principal com sensor SNS: luminária subordinada sem sensor Configurador: BBP333i

TubeLine



A iluminação linear oferece ao condutor uma segurança e qualidade de luz significativas. A TubeLine é uma luminária que oferece todos os benefícios da iluminação linear. Com a mais recente tecnologia LED, dimensões otimizadas e o preço atrativo, a iluminação linear nunca foi tão acessível com orçamentos reduzidos.





Detalhes do produto





Caixa de acessórios
Metis EGP400

Tradicionalmente, a iluminação linear fluorescente tem sido a opção preferida pelos clientes que exigem um alto nível de conforto visual. Com uma iluminação de excelente uniformidade em estradas e paredes, a par de um elevado reconhecimento da cor, a iluminação linear oferece segurança e uma qualidade de luz superior ao condutor, bem como um elevado rendimento em comparação com as soluções de iluminação tradicionais. Com a TubeLine, é possível obter a mesma qualidade de iluminação, mas com as vantagens da tecnologia LED.

Benefícios

- Fluxo de tráfego ótimo, graças à melhoria da segurança e da comodidade visual em comparação com a iluminação tradicional
- Rápida recuperação do investimento
- Solução flexível, fácil de instalar

Características

- Fabricada em alumínio, resistente à corrosão
- Comprimento standard 2 m (opção 1 m)
- Design fluido, fácil de limpar
- Controlador remoto concebido para evitar cortes de estradas
- Pacotes lumínicos de até 16500 lm
- Montagem e conectividade flexíveis
- Compatível com controlos Philips

Aplicações

- Túneis rodoviários
- Passagens inferiores



Caixa EGP361



Fixação MB



Fixação BA





TubeLine

Informação técnica

IEC EN60598 | IP66 | IK09 | LEDs | máx. +50°C ~40°C mín.

O TubeLine é um projector linear para túneis que oferece uma grande flexibilidade nos seus diferentes sistemas óticos, fluxos e controlo energético, para se adaptar a qualquer tipo de túnel e requisito do mesmo. A principal aplicação é em zonas permanentes/no interior do túnel.











TubeLine

Informação técnica

Família	TubeLine (BGP360)
Versões	TubeLine (BGP360): 2 m (BGP361) 1 m (opcional)
Material	Corpo em alumínio anodizado e tampas finais em alumínio injetado com acabamento em pintura em pó Difusor curvo de vidro temperado de 5 mm.
Fluxo sistema de família	**BGP361**: de 1320 a 7898 lm **BGP360**: de 1320 a 29798 lm
Consumo sistema de família	**BGP360**: de 10,2 a 54 W **BGP361**: de 10,2 a 229,7 W
Óticas e difusores	DTS (simétrica); DTS-WB (simétrica dispersora); DTS-NB (simétrica concentradora); DTA (assimétrica); DTA-WB (assimétrica dispersora); DTA-NB (assimétrica concentradora)
Eficiência do sistema da família	**BGP361**: até 156 lm/W **BGP360**: até 161 lm/W
Temperatura de cor	4000 K (5700 K opcional)
Índice de restituição cromática	70
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	Controlo remoto em caixa para 2 equipamentos (EGP360) ou em caixa para 10 equipamentos (EGP400)
Difusor curvo	Vidro plano
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9); 1-10 V (D7) opcional
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	RAL 7035. Disponíveis outros revestimentos RAL a pedido

IP	66
IK	09
Proteção contra sobretensão	6 kV (10 kV opcional)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	L94B10 100000h
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Peso	<10 kg
Superfície ao vento (SCX)	N/A
Instalação (tipo de montagem)	Ponte de fixação (BA); Ponte de fixação no teto (MB); (Fornecida em separado) Calha de fixação Backbone de 2,4 e 6 m para linhas contínuas; sistemas de fixação, pedir em separado. Controlo remoto em caixa estanque (Metis EGP400). Fornecido em separado. Consultar.
Ligações	Caixa para 3, 5 ou 10 equipamentos. (Metis EGP400). Pedir em separado. Externo. Não integrado na luminária. Possibilidade de luminária com cablagem para ligação em paralelo (Versão TC) (fornecida com um bucim e cabo de 1250 mm ou 250 mm com conector de versão para o início e o final da linha. Possibilidade de luminária com cablagem para ligação em série. (Versão CFW) (fornecida com dois cabos de 1250 mm ou 250 mm com bloco de terminais Wieland macho num lado e fêmea no outro lado (3 polos). Com cablagem de série. Cabo de 1250 mm ou 250 mm com conector Wieland macho de 7 polos na extremidade Configurador BGP360i e EGP360i.
Outras opções a pedido	MSP (marine Salt protection) 5700 K com CRI70. Outras medidas de cabo a pedido.

TubePoint gen2



Em diversas situações, os túneis possuem instalações de iluminação que requerem reformas com urgência mas, muitas vezes, o orçamento disponível é insuficiente. A Philips consegue responder a esta exigência. O TubePoint gen2 é o resultado de anos de experiência em iluminação de túneis, combinado com as mais recentes tecnologias desenvolvidas na nossa empresa. Fabricado com componentes de alta qualidade, assegura uma vida útil prolongada e custos de manutenção reduzidos.





Benefícios

- Investimento inicial reduzido
- Facilidade de instalação e manutenção
- Materiais sustentáveis e recicláveis de alta qualidade

Características

- Cobertura de aplicação graças à ótica de túnel
- Tecnologia LED comprovada
- Substituição direta de luminárias convencionais

Aplicações

- Túneis rodoviários
- Passagens inferiores



BGP235



BGP236



BGP237





Detalhes do produto




TubePoint gen2


Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IEC EN60598 | IP66 | IP69 80°C | IK09 | LEDs | máx. +35°C mín. -30°C


A TubePoint gen2 é uma gama de Projectores para túneis que oferece uma grande flexibilidade nos seus diferentes sistemas óticos, fluxos, sistemas de fixação, ligação e controlo energético, para se adaptar a qualquer tipo de túnel e requisito do mesmo. Na maioria dos casos, é possível substituir os pontos de luz convencionais um a um, embora seja necessário analisar cada caso.



BGP235




BGP236



BGP237







TubePoint gen2

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IEC EN60598 | IP66 | IP69 80°C | IK09 | LEDs | máx. +35°C mín. -30°C

Família	TubePoint gen2
Versões	Versões em função do respetivo tamanho/fluxo: **Pequeno/Médio** e **Grande**. **BGP235** TubePoint gen2 Pequeno **BGP236** TubePoint gen2 Médio **BGP237** TubePoint gen2 Grande
Material	Corpo em alumínio injetado Difusor curvo de vidro temperado Sistemas de fixação em aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**BGP235:** de 2402 lm a 25105 lm **BGP236:** de 28051 lm a 49780 lm **BGP237:** de 41968 lm a 75379 lm
Consumo sistema de família	**BGP235:** de 17,5 W a 161,5 W **BGP236:** de 195,1 W a 320,3 W **BGP237:** de 292,3 W a 486,2 W
Óticas e difusores	DTCB: Distribuição por Contrafeixe. DTCB, DTX1, DTX2. DTS: Distribuição Simétrica Standard: DSM10, DSM12, DSM30, DSM32 DTS-NB: Distribuição simétrica com concentradora standard. DSN11, DSN26 DTS-WB: Distribuição simétrica com dispersora standard. DSM31, DSM33, DSM35, DSW10. DTA: Distribuição Assimétrica Standard: DM10, DM12, DM32. DTA-NB: Distribuição assimétrica com concentradora standard. DN10, DN26 DTA-WB: Distribuição assimétrica com dispersora standard. DM33, DM35
Eficiência do sistema da família	**BGP235:** até 172 lm/W **BGP236:** até 160 lm/W **BGP237:** até 166 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 5700 K
Índice de restituição cromática	70 (consultar)
Índice cromático	5 SDCM
Controlador (integrado)	Integrado e possibilidade de controlo remoto.
Difusor curvo	Vidro plano

Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	DALI (D9) Regulação e controlo a partir do quadro (Coded Mains D28) (PSM)
Classe elétrica	I ou II
Cor/acabamento	Cinzento RAL10714 (Philips Ultra grey). Outras cores a pedido
IP	IP66; IP69 (80°)
IK	09
Proteção contra sobretensão	6/8 Kv (C-I/C-II); 10 Kv (opção) Tecnologia NTC: proteção automática contra sobreaquecimento.
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Vida útil	100 000 L96B10 ou 100 000 L97B10 dependendo do modelo
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +40 °C/+50 °C (consoante a versão)
Peso	**BGP235**: 7 kg **BGP236**: 14 kg **BGP237**: 23 Kg
Superfície ao vento (SCX)	**BGP235**: 0,18 m^2 **BGP236**: 0,36 m^2 **BGP237**: 0,53 m^2
Ligações	Podem estar dotadas de controlos remotos em caixa para 10 equipamentos (Metis EGP400) e caixa para 1 equipamento EGP360 Conectores Wieland de tensão e Dali IN/OUT (consultar sistemas de ligação)
Sistemas de fixação	(MB) Pontes de fixação no teto (MBA) braçadeira/braço ajustável.
Configurador	BGP235i
Outras opções a pedido	MSP (marine Salt protection)

ReachElite

COLORKINETICS



O ReachElite é a escolha perfeita quando é necessária uma luz excepcionalmente brilhante. A nossa luminária de última geração pode iluminar as estruturas mais altas e os maiores monumentos, destacando detalhes arquiteturais distantes e fazendo com que se destaquem. O seu design flexível permite iluminar superfícies e acentuar com um único equipamento de iluminação de grande intensidade e eficiência, controlo preciso, consistência de cores e grande fiabilidade. Disponível em duas versões: High Punch, longo alcance e High Output, alto fluxo.





Os acessórios ReachElite permitem a sua otimização: até 6 lentes difusoras, palas, acessórios de proteção contra encandeamento, refletores de segurança.

ReachElite é uma gama de iluminação de projeção da Color Kinetics com maior potência e precisão no controlo do feixe de luz. Qualquer que seja o modelo ReachElite que você escolher, você obterá uma acentuação poderosa e precisa do elemento iluminado com a eficiência e confiabilidade dos produtos Color Kinetics.

Benefícios

- Duas versões, High Punch e High Output. A versão High Output oferece a máxima saída de lúmenes, até 87 por watt consumido, ideal para aplicações de varrimento e inundação. A versão High Punch oferece alcance máximo, atingindo distâncias de mais de 300 metros.
- Alta confiabilidade. O ReachElite garante anos de utilização nas condições mais extremas, desde ambientes salinos a altas temperaturas ou vibrações em pontes. Mais de 1500 horas de resistência à corrosão e classificação para vibrações 3G. Seu design também elimina o acúmulo de água.
- Opção de 4 canais. O ReachElite IntelliHue Powercore oferece milhões de cores saturadas, pastéis e brancos de alta qualidade, tudo no mesmo equipamento. A família ReachElite também inclui as opções de 4 canais: RGBW ou RGBA, assim como as versões monocor (Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar) e versões em luz branca (eW) em 4 temperaturas de cor.

Características

- Flexibilidade. ReachElite é uma gama que inclui 3 versões – 100, 200 ou 300 W. Cada família é composta por uma, duas ou três cabeças de 100 W que podem ser orientadas de forma individual.
- Eficiência excepcional até 87 lm/W, nas versões High Output, que proporciona uma iluminação extremamente eficiente, reduzindo o desperdício de luz e consequentemente os custos de manutenção. O Reach Elite High Output também inclui a tecnologia FluxBoost, que otimiza a saída de luz multiplicando os lúmenes por até quatro, direcionando automaticamente toda a potência para um canal individual, se necessário.
- A versão High Punch possui excepcional precisão de mira, com sua óptica nativa de 3º, podendo atingir alvos distantes com grande precisão.
- Tecnologia Chromasync. Esta tecnologia melhora a consistência entre diferentes equipamentos de iluminação LED. Quando o Chromasync está ativado, a consistência é alcançada sem a necessidade de ajustes manuais.
- Eficiência. A tecnologia patenteada Powercore controla a saída de potência da luminária diretamente a partir da linha de tensão (de forma rápida, eficiente e precisa). O Color Kinetics Data Enabler alia a linha de tensão ao controlo de dados e alimenta a luminária com um único cabo, simplificando bastante a instalação e reduzindo os custos gerais.

Aplicações

- Iluminação em exteriores de grandes áreas, edifícios de grandes dimensões, pontes, monumentos... com técnicas de iluminação rasante, por varrimento ou inundação.

ReachElite

Feixe concentrador

Com ângulo de abertura nativo de 3° (HP) ou 20° (HO) projeta a luz onde for desejada.

Aumento de intensidade

Maior iluminância no alvo, aplicação mais eficiente e maior alcance.

Instalação simples

Conectores de conexão rápida.



Rotação, rotação, rotação

Aponte os equipamentos de iluminação com precisão

Concebidas para durar

O corpo em alumínio fundido (IP66) com um acabamento de revestimento em pó e uma lente de vidro temperado mantém todos os componentes vitais protegidos e em funcionamento durante mais tempo.



Resistência à vibração

Em conformidade com ANSI C136.31, 3G.

Choque mecânico

IK09 (IK10 com refletores ou refletor de segurança instalados).

Resistência à corrosão

Atende ao padrão ASTM B117 para > 1.500 horas.

Proteção contra sobretensão

4KV

Montagem Sólida

Uma braçadeira de alta resistência garante que o equipamento de iluminação permanece no lugar.

Sem acúmulo de água

Seu design inovador mantém a água longe dos eletrônicos.



Disponível em 3 tamanhos



ReachElite 100



ReachElite 200



ReachElite 300

Tensão de entrada

De 100 a 277 VAC, gama automática, 50/60 Hz via Data Enabler Pro

IntelliHue ●●●○
Luz branca de alta qualidade, tons pastéis subtis e cores intensas, com uma precisão de cor incomparável em todo o intervalo de temperaturas de cor.

RGBW ●●●○
Melhor qualidade de luz branca em comparação com RGB.

RGBA ●●●●
Maior gama de cores quentes: dourado, amarelo e laranja, em comparação com RGB.

eW (Essential White) □
Luz branca disponível em duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K. Disponível apenas na versão High Punch.








ReachElite

Informação técnica

IP66 | IK09 | DMX | máx +50°C -40°C min

A gama de projetores modulares Reach Elite consegue chegar mais longe na iluminação arquitetural, graças ao seu controlo de feixe preciso e à sua elevada eficácia, para efeitos de iluminação rasante ou de varrimento e inundação.







ReachElite

Informação técnica

IP66 | IK09 | DMX

Família	ReachElite Powercore
Versões	100W, 200W e 300W: iHue, RGBW, RGBA, eW (Branco Fixo), (apenas para versão High Punch)
Material	Carcaça de alumínio injetado de alta pressão Difusor curvo de policarbonato (5 difusores curvos disponíveis)
Fluxo sistema de família	**ReachElite 100W**: até 9.302 lm **ReachElite 200W**: até 18.604 lm **ReachElite 300W**: até 27.906 lm Consulte detalhes de acordo com a versão
Consumo do sistema de família	100W, 200W ou 300W
Óptica primária (nativa)	Versão High Punch: 3° (óptica nativa) Versão High Output: 20° (ótica nativa)
Óticas secundárias (acessórios)	5, 10, 20, 40, 60, 80, 10x40
Eficiência do sistema da família	Até 87 lm/W dependendo das versões
Temperatura de cor versões de luz branca	3000 K e 4000 K. Consultar disponibilidade de outras temperaturas de cor a pedido
Temperaturas versão iHue de luz branca	De 2000 a 10 000 K (consoante a versão)
Índice de composição de cores	>80 (versões com luz branca)
Índice de cromaticidade	3SDCM ou 2SDCM (iHue)
Controlador (integrado)	Eletrónicos: 100–277 V 50/60 Hz FP: 0,9.

Possibilidade de regulação	Todas as versões são reguláveis digitalmente através do Data Enabler (pedir em separado)
Interface	DataEnabler Pro (DMX ou Ethernet), pedir em separado. Verificar o número de equipamentos de iluminação por Data Enabler em www.colorkinetics.com/support/install_tool
Sistemas de controle	O ReachElite pode ser controlado pelos controladores: Pharos, iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de monitorização e gestão Interact.
Cor / Acabamentos	Cinzento escuro, semelhante ao RAL9011
IP	66
IK	IK09 (IK10 com ripas acessórias ou grade protetora)
Proteção contra sobretensão	Modo comum de 4 kV, modo diferencial de 2 kV. Compatível com Surge Protection Powercore para maiores proteções, até 12kV/10kA
Certificações	UL/cUL, FCC Classe A, CE, PSE, CQC, RCM
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (+20 °C a + 50° para ignição)
Peso	14,5 kg (Versão 100 W), 28 kg (Versão 200 W), 41 kg (versão 300 W)
Instalação (tipo de montagem)	Fixação para fixar à superfície (parafusos não incluídos). É preciso pedir os cabos de alimentação (cabo guia) em separado. Os acessórios são ajustados à luminária através de 8 parafusos M4 x 25 mm com arruela (incluídos), podem ser montados separadamente ou combinados. Para facilitar a orientação do feixe de luz, a luminária está equipada com indicadores laterais dos graus de rotação.
Outras opções a pedido	Outras temperaturas de cor e tonalidades específicas.

Blast Powercore gen5

COLORKINETICS



Os nossos equipamentos de iluminação Blast Powercore definem o padrão para iluminação de inundação, proporcionando luz de alta qualidade, alto desempenho e fiabilidade excecional. Blast Powercore aumenta o desempenho e a flexibilidade para as aplicações de iluminação branca e colorida mais exigentes. Melhor rendimento, maior eficiência, cor precisa, monitorização remota... Projetores compactos e confiáveis, fáceis de personalizar com diversos acessórios e fáceis de instalar.





Lente difusora com anel de ajuste



Proteção contra pedras



Refletor favo



Ecrã antiencan-deamento (half)



Ecrã antiencan-deamento (full)

Benefícios

- Sistema óptico redesenhado que melhora a qualidade da luz, o que por sua vez melhora a uniformidade de cores e as capacidades de mistura de cores de cada LED.
- Vasta gama de opções de acessórios e três opções de cor de compartimento.
- Melhora a consistência da cor entre todos os equipamentos de iluminação LED num conjunto com tecnologia Chromasync.

Características

- Aumente as possibilidades de personalização com uma ampla gama de acessórios. Além da lente nativa (6° versões eW ou 10° versões dinâmicas), cinco lentes difusoras diferentes podem personalizar a luminária para gerar ângulos de feixe de luz de 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40° (assimétrico) e OptiField (para coberturas assimétricas em que é necessária uma uniformização melhorada). Três opções de cor de compartimento (preto, cinzento, branco), além da opção de acrescentar ou combinar um refletor, uma proteção da cablagem, uma proteção contra encandeamento de altura completa ou uma proteção contra encandeamento de altura média, criam novas possibilidades estéticas para designers e arquitetos.
- Melhora a consistência da cor entre todos os equipamentos de iluminação LED num conjunto com tecnologia Chromasync. Durante o processo de fabricação, um dispositivo de medição de luz calibrado cria um algoritmo para definir uma gama de cores comum para uma família inteira de equipamentos de iluminação LED. Ao ativar a Chromasync, obtém a consistência de cor entre equipamentos de iluminação sem ter de ajustar manualmente pontos de cor em cada um deles.
- Atende ao padrão ASTM B117 para > 1.500 horas de resistência à corrosão e o padrão ANSI C136.31-2010 com classificação de vibração 3G.
- Inclui um sistema ótico inovador com novo design que melhora a qualidade da luz proveniente de cada LED, o que melhora a uniformização da cor e as capacidades de combinação cromática de cada luminária Blast IntelliHue Powercore gen5.
- Melhora a durabilidade com novas lentes planas que impedem a acumulação de água na luminária; assim, os LED ficam protegidos e seguros durante a vida útil da luminária.
- Inclui a tecnologia patenteada Powercore que controla a saída de potência para os equipamentos de iluminação diretamente a partir da tensão de linha, com rapidez, eficiência e precisão.
- O Color Kinetics Data Enabler Pro une dados de tensão de linha com dados de controlo e envia-os para os equipamentos de iluminação através de um único cabo padrão, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo geral do sistema.

Aplicações

- Iluminação por inundação de fachadas e grandes superfícies.

Blast Powercore gen5

Iluminação uniforme

Blast Powercore gen5, OptiField oferece um racio de uniformidade inferior a 4:1 numa parede de 6 m (20 pés), com um decaimento de 1 m (3 pés). Não disponível para versões eW.

Estrutura robusta

Fabricado em alumínio fundido de alta resistência.

Regulação precisa

O eW Blast gen5 permite uma regulação suave de até 1% com o Data Enabler Pro e uma interface de controlo digital.



Sem acúmulo de água

O seu design plano evita a acumulação de água, mantendo o equipamento de iluminação seguro e seco.

Múltiples Aplicações de iluminación

Iluminação de projeção, varrimento de parede, iluminação pontual, visão direta, etc.

Design retangular compacto

O seu design exclusivo facilita a colocação em espaços reduzidos e é fácil de ocultar.

Disponível em 3 cores de moldura



Preto | Cinza | Branco

Tensão de entrada

100 a 277 VAC, gama automática, 50/60 Hz

Cartela de cores RAL

Disponível mediante solicitação.

IntelliHue ●●●○
Luz branca de alta qualidade, tons pastéis sutis e cores intensas, com precisão de cores incomparável em toda a faixa de temperatura de cor.

RGBW ●●●○
Melhor qualidade de luz branca em comparação com RGB.

RGBA ●●●● **(a pedido)**
Maior gama de cores quentes: dourado, amarelo e laranja, em comparação com RGB.

eW (Essential White) ☐
Luz branca disponível em duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K.








Blast Powercore gen5

Informação técnica

IP66 IK10 DMX

Blast Powercore gen5 é uma família de projetores externos de alto desempenho que oferece uma ampla gama de fluxos, aberturas ópticas, efeitos de luz que mudam de cor, etc. Grande variedade de acessórios. A sua principal aplicação é a iluminação de elementos arquiteturais de dimensão média.







Blast Powercore gen5

Informação técnica

IP66 IK10 DMX

Família	Blast Powercore gen5
Versões	ColorBlast IntelliHue Powercore gen5 ColorBlast Powercore gen5 (RGBW) eW Blast Powercore gen5 (3000 e 4000K)
Material	Compartimento de alumínio injetado com acabamento em pintura em pó Tampa de vidro temperado transparente
Fluxo sistema de família	Blast Powercore gen5, IntelliHue: até 3007 lm Blast Powercore gen5, RGBW: até 2547 lm Blast Powercore gen5, eW: até 3635 lm
Consumo do sistema de família	Máx. 47,9 W
Óticas primárias	Varrimento de parede (OptiField) 6ª versões eW e 10ª o resto das versões
Óticas secundárias	20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40° assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 78,5 lm/W, dependendo da versão
Temperatura de cor	Versões IntelliHue: De 2.000 a 10.000 K, dependendo da versão Versões eW: 3000 e 4000 K. Consulte outras temperaturas de cor disponíveis mediante solicitação
Sistema de controle	O Blast Powercore gen5 pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact. Para versões dinâmicas, verifique o número de equipamentos de iluminação por data enabler com o programa de cálculo disponível em: www.colorkinetics.com/support/install_tool
Equipamentos	Eletrónicos. 100–277V 50/60 Hz FP: 0,9 (versões Intellihue): 100–240V (versões eW e Color). Versões dinâmicas compatíveis com a linha de controladores DMX, tal como as versões eW quando se deseja regular o fluxo. Data Enabler Pro necessário para versões dinâmicas e eW quando se pretende regular o fluxo.

Ligação	Fornecido com cabo de 1,8m válido para tensão e dados.
Interface	DataEnabler Pro (DMX ou Ethernet), pedir em separado. Verificar o número de equipamentos de iluminação por Data Enabler em: www.colorkinetics.com/support/install_tool
Cor / Acabamentos	Revestimento em pó preto (semelhante a RAL9011), branco (semelhante a RAL9016) ou cinza (semelhante a RAL9006)
IP	66
IK	10
Certificados	UL/cUL, FCC Classe A, CE, PSE, CQC, RCM, EAC, UA
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (temperatura de funcionamento); 20 °C a +50 °C (temperatura de ignição)
Peso	3,9 kg
Superfície ao vento (SCX)	0,068 m^2
Instalação (tipo de montagem)	Fixação para encostar à superfície. As óticas secundárias e o rebordo que as suporta são fornecidos separadamente como dois acessórios. Fornecido com cabo de 1,8m válido para tensão e dados. As versões Color e iW necessitam do Data Enabler Pro e de um controlador DMX. Para a regulação Digital Dimming das versões eW é necessário um Data Enabler.
Outras opções a pedido	Mais opções de temperatura de cor para versões eW e RGBA
Acessórios	A ótica secundária e o rebordo que as suporta são fornecidos separadamente como dois acessórios. Braços extensíveis para montagem em parede. Disponível em 3 comprimentos máximos de 200 mm, 400 mm, 600 mm.

BlastElite Novidade

COLORKINETICS



Com BlastElite da Color Kinetics, proprietários de edifícios, arquitetos e designers de iluminação podem transformar qualquer fachada ou espaço exterior através de uma iluminação dinâmica, impactante e de elevada qualidade. Esta luminária de última geração combina uma extraordinária intensidade luminosa com um consumo energético otimizado, permitindo criar efeitos visuais espetaculares, milhões de cores vibrantes e uma luz branca nítida e uniforme. Graças às tecnologias IntelliHue e Chromasync Pro, a BlastElite garante uma consistência cromática perfeita entre luminárias e uma reprodução fiel das cores, assegurando resultados excecionais em qualquer projeto. A sua construção robusta para aplicações no exterior oferece elevada fiabilidade, mesmo em ambientes exigentes, enquanto a vasta gama de óticas disponíveis proporciona a flexibilidade necessária para se adaptar a todo o tipo de aplicações arquitetónicas.



Benefícios

- Elevado desempenho luminoso com menor consumo de energia, proporcionando mais luz e maior eficiência em projetos arquitetónicos.
- Milhões de cores saturadas e luz branca de elevada qualidade numa única luminária, graças à tecnologia IntelliHue.
- Consistência cromática excecional entre luminárias através da tecnologia Chromasync Pro, facilitando a criação de cenários uniformes e precisos.
- Design robusto e fiável para aplicações exteriores exigentes, minimizando as necessidades de manutenção e garantindo uma longa vida útil.

Características

- Tecnologia IntelliHue com mistura avançada de cores RGBAW para gerar milhões de cores e luz branca de elevada qualidade (IRC > 91).
- Tecnologia Chromasync Pro para garantir a uniformidade da cor entre luminárias com diferentes configurações.
- Sistema ótico concebido especificamente para cada LED, otimizando o desempenho e a uniformidade da iluminação.
- Corpo em alumínio fundido sob pressão e vidro temperado para uma elevada resistência a impactos e a condições ambientais adversas.
- Tecnologia Powercore Pro, que permite linhas mais longas e reduz os custos de instalação.

Aplicações

- Fachadas arquitetónicas.
- Monumentos e edifícios emblemáticos.
- Pontes e infraestruturas urbanas.
- Espaços públicos e praças.







BlastElite Novidade

Informação técnica

IP66 IK10 DMX

BlastElite é uma família de projetores LED de alto desempenho para exteriores, concebida para iluminação arquitetónica, iluminação de fachadas e realce de elementos urbanos e monumentais. Combina um elevado fluxo luminoso com a tecnologia IntelliHue para fornecer milhões de cores saturadas e luz branca de alta qualidade, mantendo uma consistência de cor excecional entre luminárias graças ao Chromasync Pro.





Família	BlastElite Powercore – Projetor LED arquitetónico para uso externo.
Versões	BlastElite IntelliHue Powercore (RGBAW) Configurável como 1, 2 ou 3 pixéis
Fonte de luz	LEDs RGBAW de alto desempenho com tecnologia IntelliHue Pro
Material	Corpo: Alumínio fundido ou moldado sob pressão Acabamento com pintura eletrostática a pó Vidro temperado transparente
Fluxo sistema de família	2007 a 2476 lm @3000K. 2032 a 2495 lm @4000K. Até 2783 lm com FluxBoost
Consumo do sistema de família	Máx 30V
Óticas	Ótica nativa: 10° Ótica secundária: 20°, 40°, 60°, 80° e 10°x40° assimétrica
Temperatura de cor	Tecnologia IntelliHue Pro RGBAW
Temperatura de cor versão branca	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	CRI 91,7 – 92,9
Tensão de linha	100-277 V AC, 50/60 Hz
Equipamento / Driver (integrado)	O Data Enabler Pro gen3 (DMX ou Ethernet) é vendido em separado.
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Sim. DMX ou Ethernet (KiNET/sACN) através do Data Enabler Pro gen3
Classe elétrica	I
Cor/acabamentos	Branco (WH), Preto (BK) e Cinzento (GR)
IP	66
IK	10
Certificados	UL/cUL, FCC Class B, CE, PSE, C-Tick
Vida útil	Consulte de acordo com a versão.
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Peso	4,9 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Sistema Powercore Pro para alimentação e dados através de um único cabo
Acessórios	- Lentes: 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40°. - Viseira completa/Meia viseira. - Protetor de pedras. - Anel de acabamento. - Braços arquitetónicos curtos, médios e longos. - Compartimento para cabos. - Data Enabler Pro gen3
Outras opções a pedido	Acabamentos especiais e acessórios personalizados.
Informações adicionais	O sistema GreenSpace Accent Gridlight não possui uma versão de emergência independente.





Burst Powercore gen3

COLORKINETICS



Os nossos equipamentos de iluminação Burst gen3 são conhecidos pela sua excelente iluminação spot e holofote, wall wash, iluminação decorativa, etc. Encontrará Burst gen3 em fachadas, pontes, monumentos, parques, paisagens... e em outras e diversas aplicações exteriores. Burst oferece saída de luz excepcionalmente alta para seu tamanho, grande eficiência e consistência de cores. Além da fiabilidade comprovada das gamas Color Kinetics.





ZCP462 SK DXXX
Anel acessório



ZCP462 GS DXXX A45
Viseira anti-reflexo (metade)



ZCP462 GS DXXX
Ecrã antiencandeamento (full)



ZCP462 HC DXXX
Refletor em favo de abelha
*Requer um anel porta-acessórios



ZCP462 BSP DXXX AXX
Lentes de difusão.
*Necessário anel de porta-acessórios



Suporte de montagem de braços

Benefícios

- O sistema óptico redesenhado melhora a qualidade da luz, o que, por sua vez, melhora a uniformidade das cores e os recursos de mistura em versões dinâmicas
- Vasta gama de opções de novos acessórios da Philips e quatro opções de cor de compartimento
- Melhora a consistência da cor entre todos os equipamentos de iluminação LED num conjunto com tecnologia Chromasync.

Características

- Aumente as possibilidades de personalização com uma ampla gama de acessórios. Além da lente nativa de 8°/6° (versões Burst), seis lentes difusoras diferentes podem personalizar a luminária para gerar ângulos de feixe de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40°. Três opções de cor de compartimento (preto, cinzento e branco), além da opção de acrescentar ou combinar um refletor, uma proteção da cablagem, uma proteção contra encandeamento de altura completa ou uma proteção contra encandeamento de altura média, criam novas possibilidades estéticas para designers e arquitetos.
- Melhora a consistência das cores entre todos os equipamentos de iluminação LED de uma família com a tecnologia Chromasync. Durante o processo de fabricação, um dispositivo de medição de luz calibrado cria um algoritmo para definir uma gama de cores comum para uma família inteira de equipamentos de iluminação LED. Ao ativar a Chromasync, obtém a consistência de cor entre equipamentos de iluminação sem ter de ajustar manualmente pontos de cor em cada um deles.
- Atende ao padrão ASTM B117 para > 1.500 horas de resistência à corrosão e ao padrão ANSI C136.31-2010 com classificação de vibração 3G.
- Inclui um sistema ótico inovador com novo design que melhora a qualidade da luz proveniente de cada LED, o que melhora a uniformização da cor e as capacidades de combinação cromática de cada luminária.
- Melhora a durabilidade com novas lentes planas que impedem a acumulação de água na luminária; assim, os LED ficam protegidos e seguros durante a vida útil da luminária.
- Inclui a tecnologia patenteada Powercore que controla a saída de potência para os equipamentos de iluminação diretamente a partir da tensão de linha, com rapidez, eficiência e precisão. O Philips Color Kinetics Data Enabler Pro funde os dados de tensão de linha com os de controlo e envia-os para os equipamentos de iluminação por via de um único cabo standard, facto que simplifica extraordinariamente a instalação e reduz o custo total do sistema.

Aplicações

- Iluminação ascendente; Iluminação com focos; Iluminação decorativa.




Burst Powercore gen3

Informação técnica

máx +50°C -40°C mín | IP66 | IK08 | DMX

Família de projetores LED compactos para iluminação monumental e de realce em exteriores.









Burst Powercore gen3

Informação técnica


IP66 IK08 DMX

Família	Burst Powercore gen3
Versões	Burst IntelliHue Powercore gen3 IntelliHue Burst Powercore gen3 RGBW. RGBA (a pedido) Burst Powercore gen3 eW
Material	Carcaça em alumínio injetado, com acabamento rugoso em pintura a pó poliéster branca, preta, bronze ou cinza. Branco (WH, textura semelhante a RAL9016), preto (BK, textura semelhante a RAL9011) ou prateado (GR, textura semelhante a RAL9006/ Pantone 8400). Difusor curvo de vidro temperado
Fluxo sistema de família	Burst Powercore gen3 IntelliHue: até 1.860 lm Burst Powercore gen3 RGBW: até 1.645 lm Burst Powercore gen3 eW: até 1,981 lm
Consumo do sistema de família	Burst Powercore gen3 IntelliHue: 31,3 W Burst Powercore gen3 RGBW: 31,3 W Burst Powercore gen3 eW: 27,2 W
Temperatura de cor	De 2.000 a 10.000 K. Consulte outras temperaturas de cor disponíveis mediante solicitação.
Lentes	Transparente
Óticas primárias	8°/6°
Óticas secundárias	10°, 20°, 40°, 60°, 80° e assimétrica 10 x 40
Sistemas de controle	O Burst Powercore gen3 pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact. Para as versões Powercore, consultar o número de equipamentos de iluminação por data enabler com o programa de cálculo disponível em: www.colorkinetics.com/support/install_tool
Equipamentos	eletrónicos. 100–277V 50/60 Hz FP: 0,9 (versões Intellihue e iW): 100–240V (versões eW e Color) Versões Color e iW compatíveis com a linha de controladores DMX, eW quando se deseja regular o fluxo. As versões Color e iW requerem o Data Enabler Pro e um controlador DMX. Para as versões eW, apenas se pretender regular.

Certificados	UL, cUL, FCC Classe A, CE, PSE, C-Tick, CQC, SAA
Cor e acabamentos	Branco (WH, textura semelhante a RAL9016), preto (BK, textura semelhante a RAL9011) ou cinza (GR, textura semelhante a RAL9006/Pantone 8400)
IP	66
IK	08
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (temperatura de funcionamento); 20 °C a +50 °C (temperatura de ignição)
Peso	Arquitetural: 5,5kg Landscape: 3,5 kg
Instalação	Fixação em superfície CE (arquitetural); fixação HMA (landscape) As óticas secundárias e o rebordo que as suporta são fornecidos separadamente como dois acessórios independentes. Fornecido com cabo de 1,8m. para tensão e dados. As versões Color e iW requerem Data Enabler Pro e um controlador DMX. Braços de suporte como acessórios de montagem.
Outras opções a pedido	Outras temperaturas de cor para versões de luz branca ou luz de cor fixa (Vermelho, Verde, Azul, Âmbar) disponíveis mediante solicitação.
Acessórios	Las ópticas secundarias, rejillas nido de abeja, el aro portalentes y paralúmenes se suministran aparte como Acessórios independientes. Las ópticas pueden fijarse con aros portalentes ó paralúmenes. Las ópticas secundarias no son compatibles con la rejilla nido de abeja. Brazos extensibles para montaje en pared. Disponible en 3 longitudes máximas 200 mm, 400 mm, 600 mm.


BurstScape

COLORKINETICS



O BurstScape oferece iluminação encastrada de alta qualidade para uma ampla gama de aplicações paisagísticas e arquiteturais, desde a iluminação de folhagens e copas de árvores até a iluminação de fachadas de 1 ou 2 andares, pilares e outros elementos. Graças ao seu design robusto e de última geração, o BurstScape funciona perfeitamente nas condições mais exigentes durante anos com manutenção mínima.





Benefícios

- Instalação rápida e fácil, caixa de encastrar com casquilho para facilitar a preparação da instalação antes de colocar o projetor
- Uma cobertura hermeticamente selada e resistente à corrosão protege o sistema ótico BurstScape e impede a entrada de água e humidade.
  Mais de 1500 horas de resistência à brisa do mar de acordo com ASTM B117
- Inclinação ajustável em campo para fácil direcionamento.

Características

- Três opções: IntelliHue, RGBW e eW
- Feixes simétricos e assimétricos: 6°, 20°, 40° e 10 x 40°
- Alto fluxo, até 1696 lm



BurstScape


Informação técnica

IP65
IP66
IP67


IK10

máx +40°C
-20°C min

BurstScape é um projetor LED encastrado para iluminação arquitetural. Sua carcaça robusta e design hermético garantem desempenho duradouro nesses tipos de aplicações.



BurstScape



Caixa de encastrar BurstScape





BurstScape

Informação técnica

IP65 IP66 IP67 | IK10 | máx +40°C -20°C min

Família	BurstScape
Versões	BurstScape IntelliHue BurstScape RGBW BurstScape eW
Material	**Equipamento de iluminação**: alumínio anodizado fundido preto resistente à corrosão **Anel**: aço inoxidável com parafusos resistentes à manipulação **Caixa de encastrar**: fibra de polímero reforçada **Tampa temporária**: alumínio reciclado fundido **Lente**: vidro temperado. Possibilidade de adicionar tratamento antiderrapante mediante solicitação
Fluxo por nó	**BurstScape IntelliHue:** Entre 887 e 1.414 lm **BurstScape RGBW:** Entre 1.132 e 1.270 lm **BurstScape eW:** Entre 1.568 e 1.696 lm
Consumo por nó	**BurstScape IntelliHue:** entre 15,8 a 34 W **BurstScape RGBW:** entre 27,6 a 33 W **BurstScape eW:** entre 30,4 a 30,5 W
Lentes	6° Nativo, 20°, 40°, 10° x 40°
Sistemas de controle	Compatível com sistemas de controle Color Kinetics e plataforma de gerenciamento remoto Interact Landmark
Temperatura de cor	IntelliHue — Vermelho/verde/azul/verde-lima RGBW — Vermelho/verde/azul/branco eW — 3000 K e 4000 K
Equipamentos - Interface	Data Enabler Pro. A versão eW só precisa dele quando você deseja regular o fluxo do projetor.
Proteção contra sobretensão	6 kV

Controlo	O BurstScape Powercore pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact. Consulte o número de equipamentos de iluminação por Data Enabler com o programa de cálculo disponível em **www.colorkinetics.com/global/support/downloads**
IP	67
IK	10
Certificados	UL/cUL, FCC Classe A, CE, PSE
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-20°C a +40°C. Inclui um sistema de proteção térmica. Em temperaturas entre 40 e 60 °C, o projetor reduzirá automaticamente o fluxo para evitar o sobreaquecimento.
Peso	Projetor: 6,3 kg Caixa embutida e tampa temporária: 4,9 kg.
Carga estática/ dinâmica	Carga estática: 20 kN. Carga dinâmica: 40 kN. Para cumprir o requisito de carga de 40 kN, a caixa de encastrar deve ser instalada sobre a placa de montagem instalada em betão. Consulte as instruções de instalação para obter mais informações.
Instalação (tipo de montagem)	A caixa de encastrar e a caixa de ligações ou um cabo inicial são necessários para o correto funcionamento da instalação. A placa de montagem, montada em betão, é necessária caso se requeiram resistências dinâmicas de até 40 kN. Todos os itens devem ser pedidos separadamente
Outras opções a pedido	Consultar disponibilidade de outras temperaturas de cor a pedido

C-Splash 2

COLORKINETICS



Um equipamento de iluminação submersível ultrafino, concebido para oferecer cores intensas e uma luz com variação da cor na água a uma profundidade de até 4,6 m. Com a sua cobertura de pressão estanque à água em latão fundido, o C-Splash 2 é perfeito para aplicações aquáticas, como fontes e parques temáticos, bem como outros.





Benefícios

- Resistente e com pressão estanque à água; manutenção extremamente baixa
- Proteção térmica integrada
- Compatível com os controlos mais populares da indústria

Características

- LEDs de longa duração que geram cores RGB e fluxo luminoso de até 730 lúmenes
- IP68
- Lente de vidro transparente de 6° para uma projeção de luz ampliada e lente de vidro temperado mate de 23° para criar um feixe de orla suave
- A base articulada e o eixo permitem a rotação vertical e horizontal numa amplitude de 360°
- Funciona com toda a gama de controladores Color Kinetics, bem como com controladores DMX de terceiros

Aplicações


- Aplicações aquáticas
- Ambientes agressivos



C-Splash 2

Informação técnica

Projetor LED submersível robusto para uso em água doce e salgada e em profundidades de até 4,6 metros. Perfeito para fontes, jardins, lençóis de água, parques temáticos, perto do mar ou em locais com condições climáticas severas. Suporta água tratada com cloro ou bromo. Não se adequa à colocação em piscinas para nadar.



Família	C-Splash 2
Material	Carcaça de latão fundido Lente de vidro temperado
Fluxo sistema de família	730 lm, versão 6° 645 lm, versão 23°
Consumo do sistema de família	25 W
Ângulo do feixe	6° (ótica transparente)/23° (ótica fosca)
Sistemas de controle	ColorSplash2 pode ser controlado pelos controladores iPlayer 4 e iPlayer3. Compatível com controladores DMX de terceiros e Interact
Temperatura de cor	Vermelho/Verde/Azul (RGB)

Equipamentos	Cada C-Splash é fornecido com um cabo de 18,3 metros que unifica alimentação e dados de uma fonte de alimentação PDS-150e, que deve ser encomendada separadamente.
Interface	DMX ou Ethernet
Tamanhos disponíveis	Tamanho único
IP	68
Ligação	Fornecido com cabo de tensão e dados. (18,3m.)
Certificados	UL/cUL, FCC Classe A, CE, C-Tick, CQC, SAA
Vida útil	> 60.000 horas L50 @50°C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (temperatura de funcionamento); -20 °C a +50 °C (temperatura de ignição)
Peso	10 kg





Graze Elite

COLORKINETICS



Graze Elite leva a iluminação rasante a outro nível. Por si só, os projectores Graze Elite podem alcançar mais de 30 metros em projectos de iluminação rasante ou banhar fachadas de até três andares de altura. Também proporciona uma consistência de cor extraordinária quando combinado com outras famílias Color Kinetics.



Detalhes do produto







Os projectores Graze Elite oferecem um desempenho excecional graças à avançada tecnologia da Color Kinetics e a um design inovador.

Benefícios

- Rendimento lumínico excepcional: Ótica especialmente desenvolvida para este produto, cada LED de média potência tem a sua própria lente, que é diferente consoante a cor, para maximizar o rendimento lumínico de cada projetor. A mistura de cores é excepcional, praticamente desde a saída do projetor.
- Robustez: A carcaça de alumínio extrudido e o fecho de vidro temperado proporcionam níveis excepcionais de resistência à corrosão e à vibração. Mais de 1500 horas de resistência à névoa salina segundo a norma ASTM B117, classificação 2,5G segundo a norma ANSI C136.31-2010, com a possibilidade de atingir 5G em versões especiais.
- Versatilidade: Seis distribuições ópticas para satisfazer todas as necessidades dos projectos de iluminação.
- Instalação fácil: conectores push-and-click para uma ligação rápida dos cabos iniciais ou de união.

Características

- Incorpora tecnologias de ponta da Color Kinetics: Optibin, Chromasync Pro, IntelliHue Pro, Powercore e Fluxboost.
- Faz-se 9° x 9°, novo 10° x 15°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 60° x 30°.
- Dois tamanhos: 300 e 1200 mm.

Aplicações

- Interior: discotecas, bares, hotéis, casinos, igrejas, lojas
- Exterior: fachadas, superfícies, estruturas




Graze Elite

Informação técnica

IP66 | IK07 | máx +50°C -40°C min

Graze Elite é uma família de projectores lineares super robustos para iluminação rasante ou a banhar superfícies até três pisos de altura.



Família	Graze Elite
Versões	Graze Elite IntelliHue
Material	Carcaça: Alumínio extrudido anodizado Fecho: Vidro temperado
Fluxo por nó	Até 1216 lm para 4000K e 1207 lm para 3000K
Consumo por nó	Até 14,5 W / 300 mm de secção
Óticas	9°x9°, 10°x15°, 10°x60°, 15°x30°, 30°x60°, 60°x30°
Sistemas de controle	Compatível com os sistemas de controlo Color Kinetics e com a plataforma de telegestão Interact Landmark
Temperatura de cor	O IntelliHue Pro-Red/Green/Royal Blue/Amber/ 4000 K permite-lhe obter excelentes brancos com uma restituição cromática superior a 90 e cores saturadas
Equipamento-Interfaz	Data Enabler Pro gen3

Proteção contra picos de corrente	6kV tanto em modo diferencial como comum. Para proteção adicional, combinar com o Surge Protector Pro
Possibilidade de regulação	Sim
Temperatura de funcionamento	-40 °C a + 50 °C
IP	66
IK	07
Certificados	UL/cUL, FCC Classe B, CE
Vida útil	Consultar consoante a versão
Peso	309 mm: 1,7 kg 1224 mm: 7,0 kg
Instalação (tipo de montagem)	Dobradiças de montagem incluídas. Compatível com os braços de montagem Color Kinetics
Outras opções a pedido	Outros comprimentos de cabo e temperaturas de cor disponíveis mediante pedido






cineworld

Graze Powercore

COLORKINETICS



Com Graze, os equipamentos de iluminação exteriores permanecem ocultos enquanto iluminam o que realmente importa: os pequenos detalhes e elementos característicos que tornam um edifício único. Gera emoção. Chama a atenção. Atrai a multidão. Tudo com equipamentos de iluminação Graze.







Ligação macho



Ligação fêmea

Benefícios

- A iluminação e mistura de cores são ideais a partir de 152 mm a partir da lente da luminária, sem sombras entre equipamentos de iluminação em instalações de linhas contínuas.
- Integra a tecnologia Powercore, pode alimentar-se com tensões entre 100-277 VCA

Características

- Cinco ângulos de feixe padrão.
- Controle individual de cada segmento de 300 mm.
- Tecnologia Powercore com faixa automática 100-277 V.
- A tecnologia Chromasync proporciona um fluxo homogéneo em todas as unidades e consistência nos tons brancos.
- Blocos de terminais push-and-click.
- Atende ao padrão ASTM B117 para > 1.500 horas de resistência à corrosão e o padrão ANSI C136.31-2010 com classificação de vibração 3G.

Aplicações

- Interior: discotecas, bares, hotéis, casinos, igrejas, lojas
- Exterior: fachadas, superfícies, estruturas

Acessórios



Caixa para encastre



Refletor antiencandeamento





Escudo de ocultação



Grelha antiencandeamento



Braços-suporte de montagem




Graze Powercore

Informação técnica

IP66 | máx +50°C -20°C mín | DMX

Família de projetores LED lineares para projeção, cobertura de paredes, iluminação rasante em alturas até 15 m, projeção e iluminação de detalhes arquiteturais. Montagem em superfície ou no solo.









Graze Powercore

Informação técnica

Família	Graze Powercore
Versões	Color Graze IntelliHue Color Graze MX4 Powercore RGBW. RGBA a pedido) Graze MX Powercore gen2, eW Digital Dimming
Material	Alumínio extrudido e anodizado Lente em policarbonato
Fluxo sistema de família	Color Graze IntelliHue: Até 697 lm/300 mm. Color Graze MX4 Powercore RGBW: Até 655 lm/300 mm. Graze MX Powercore gen2, eW Digital Dimming: até 1.063 lm/300 mm
Consumo do sistema de família	Color Graze IntelliHue: 18,5 W/ 300 mm. Color Graze MX4 Powercore RGBW: 18,5 W/300 mm. Graze MX Powercore gen2, eW Digital Dimming: até 20,9 W/300 mm
Óticas	9°x9°; 10°x60°; 15°x30°; 30°x60°; 60°x30°
Sistemas de controle	O Graze Powercore pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact. Para as versões Powercore, consultar o número de equipamentos de iluminação por data enabler com o programa de cálculo disponível em: www.colorkinetics.com/support/install_tool
Temperatura de cor	Entre 2000 e 10 000 K, em função da versão
Equipamentos	eletrónicos. 100–277V 50/60 Hz FP: 0,9 (versões Intellihue): 100–240V (versões eW DD e Color). Todas as versões compatíveis com a linha de controladores DMX. Data Enabler Pro necessário para todas as versões.
Interface	DataEnabler Pro (DMX ou Ethernet), pedir em separado. Verificar o número de equipamentos de iluminação por Data Enabler em: www.colorkinetics.com/support/install_tool

Tamanhos disponíveis	305mm/610mm/914mm/1219mm. Consultar comprimentos padrão disponíveis consoante a versão
IP	66
IK	10
Ligação	Fornecido sem cabo
Certificados	UL/cUL, FCC Classe A, CE, PSE, C-Tick
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (temperatura de funcionamento); -20 °C a +50 °C (temperatura de ignição)
Modulação / Peso	305 mm: 1 kg 610 mm: 2,1 kg 914 mm: 3,2 kg 1219 mm: 4,2 kg
Acessórios	Cabo guia (leader cable): 3 m e 15,2 m Cabo de ligação (jumper cable) 0,3 m, 1,5 m e 3 m, end-to-end para linhas contínuas, 0.3 m e 1,5 m. Caixas de encastrar, refletores antiencadeamento e de ocultação e braços separadores.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com dobradiça de montagem para fixar à superfície. É necessário um cabo guia (leader cable) e cabos de ligação (jumper cable) para as linhas contínuas. Braços de suporte extensíveis para montagem. Comprimentos máx. 200, máx. 400, máx. 600 mm. Esses cabos são fornecidos separadamente. Todas as versões precisam ser instaladas junto com o Data Enabler Pro. As versões eW Digital Dimming requerem apenas um controlador se pretender regular o fluxo
Outras opções a pedido	Consultar a disponibilidade de outros comprimentos e temperaturas de cor.

Graze Compact

COLORKINETICS



Graze Compact é uma das famílias de equipamentos de iluminação lineares de perfil mais estreito e de melhor desempenho disponíveis. Perfeitas para realçar características arquiteturais como detalhes de fachadas, arcadas e janelas de até dois andares, oferecem luz de alta qualidade, com uma ampla gama de comprimentos, tonalidades de luz e ângulos de abertura.



Benefícios

- O design ultracompacto permite que os equipamentos de iluminação se encaixem discretamente em praticamente qualquer design
- Nas versões com variação da cor, a luz sai diretamente da luminária já misturada.
- Ao incorporar a tecnologia FluxBoost é possível obter fluxos mais elevados e criar cores muito mais saturadas


Características

- Três distribuições ópticas super versáteis
- Quatro comprimentos disponíveis
- Cabos e blocos de terminais incorporados para obter linhas contínuas
- Alta fiabilidade, assegura anos de utilização nas condições mais extremas, desde ambientes salinos a altas temperaturas ou vibração nas pontes. Mais de 1.500 horas de resistência à corrosão e classificação de vibração 3G. Seu design também elimina o acúmulo de água
- Incorporar tecnologias patenteadas da Color Kinetics
  - PowerCore, dados e energia em um único cabo sem necessidade de transformadores
  - IntelliHue, tons brancos de qualidade, cores pastel subtis e cores saturadas no mesmo equipamento de iluminação
  - Chromasync e Optibin garantem uma consistência de cores excecional entre equipamentos de iluminação, sem necessidade de ajustes manuais
  - FluxBoost, para maximizar o fluxo de saída otimizando o uso da potência dos equipamentos de iluminação

Aplicações

- Perfeitas para realçar características arquiteturais como detalhes de molduras, arcadas e janelas de até dois andares

Acessórios



Refletor simétrico



Dobradiça de travamento



Escudo de ocultação



Anel de ajuste



Braços-suporte de montagem




Graze Compact


Informação técnica

IP66 IK07


Família de projetores lineares ultracompactos para lavagem de paredes e destaque de elementos arquiteturais de até dois andares de altura.




Graze Compact 1ft



Graze Compact 2ft




Graze Compact 3ft



Graze Compact 4ft







Graze Compact

Informação técnica

Família	Graze Compact Powercore
Versões	Graze Compact Powercore gen2 IntelliHue Graze Compact Powercore gen2 RGBW Graze Compact Powercore gen2 RGBA
Material	Alumínio anodizado e extrudido
Fluxo sistema de família	**Graze Compact Powercore gen2 IntelliHue:** Até 518 lm/300 mm. **Graze Compact Powercore gen2 RGBW:** Até 570 lm/300 mm. **Graze Compact Powercore gen2 RGBA:** 555 lm/300 mm.
Consumo do sistema de família	**Versões de baixa potência**: versões de 4,2 W 300 mm. versões de 17 W 1200 mm **Versões de alta potência:** Versões de 8,2 W 300 mm. Versões de 33 W 1200 mm
Óticas	10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°
Sistemas de controle	O Graze Compact Powercore pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact. Consulte o número de equipamentos de iluminação por Data Enabler com o programa de cálculo disponível em www.colorkinetics.com/global/support/downloads
Temperatura de cor	Entre 2000 e 10 000 K, em função da versão
Equipamentos	Eletrónicos. 100–277 V 50/60 Hz Todas as versões são compatíveis com a linha de controladores DMX. Data Enabler Pro necessário para todas as versões.

Interface	DataEnabler Pro (DMX ou Ethernet), pedir em separado. Verificar o número de equipamentos de iluminação por Data Enabler em: www.colorkinetics.com/support/install_tool
Tamanhos disponíveis	305mm/610mm/914mm/1219mm. Consultar comprimentos padrão disponíveis consoante a versão
IP	66
IK	07
Ligação	Fornecido com cabo curto e conectores para linhas contínuas. São sempre necessários cabo inicial e cabos de ligação (caso pretenda separar os equipamentos de iluminação), ambos devem ser encomendados separadamente.
Certificados	UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (temperatura de funcionamento) -20 °C a +50 °C (temperatura de ignição)
Modulação / Peso	305 mm (1 pé)—0,68 kg 610 mm (2 pés)—0,9 kg 915 mm (3 pés)—1,03 kg 1219 mm (4 pés)—2 kg
Acessórios	Braços extensíveis. Palas. Refletores antiencadeamento de ocultação
Instalação (tipo de montagem)	Dobradiças de fixação incluídas. Braços extensíveis disponíveis como acessório.
Outras opções a pedido	Consultar a disponibilidade de outras temperaturas de cor e comprimentos.

Accent MX Powercore gen3

COLORKINETICS



As nossas Os nossos equipamentos de iluminação lineares de visão direta Accent são instalados diretamente em superfícies estruturais, abrindo novas e excitantes possibilidades. Destaque detalhes arquiteturais característicos, crie bonitos efeitos de luz branca ou colorida, mostre mensagens ou vídeos e atraia a atenção. Os equipamentos de iluminação decorativos integram-se perfeitamente no exterior de edifícios novos ou existentes. O seu design, pensado para durar, garante a máxima fiabilidade, ano após ano.





A tecnologia Powercore integrada garante um controlo rápido, eficiente e preciso da potência do equipamento de iluminação diretamente a partir da tensão de linha, que elimina a necessidade de fornecimento da potência externa.

Benefícios

- Luminária de construção robusta que garante a sua durabilidade
- Permite amplas exposições de produtos sem necessidade de potência ou dados adicionais
- Controláveis individualmente em segmentos de 30 mm a 1200 mm

Características

- Disponível na versão de 60 cm e de 120 cm
- Cores intensas e brancos de qualidade
- Emissão de luz até 698 lúmenes para um equipamento de iluminação de 1200 mm
- Ângulo de visão de 220°
- Tecnologia Powercore e Ethernet integradas

Aplicações

- Iluminação de efeito e de acentuação arquitetural
- Aplicações de entretenimento
- Apresentações de vídeo em grande escala

Detalhes do produto










Accent MX Powercore gen3

Informação técnica

Accent MX Powercore gen3 é uma luminária linear projetada para destacar detalhes arquiteturais através de luz colorida de alta qualidade. Permite criar efeitos dinâmicos e de comunicação de vídeo em fachadas ou superfícies com controle muito preciso e alta resolução.









Accent MX Powercore gen3

Informação técnica

Família	Accent MX Powercore gen3
Versões	Accent MX Powercore gen3 RGB
Material	Corpo em alumínio extrudido/em policarbonato Lente em policarbonato com proteção UV
Fluxo do sistema	350 lm (608 mm) 698 lm (1214 mm)
Consumo do sistema	15,9 W (608 mm) 31,8 W (1214 mm)
Lentes	Translúcida (120°x255°)
Eficácia do sistema	19,3 lm/W
Temperatura de cor	RGB
Equipamento-Interface	Eletrónicos. 100–277V 50/60 Hz FP: 0,9 (versões Intellihue): 100–240V (versões eW e Color). Versões dinâmicas compatíveis com a linha de controladores DMX.
Ângulo de visão	Translúcida (120°x255°)
Sistemas de controle	O Accent MX Powercore gen3 pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact Para as versões dinâmicas, consultar o número de equipamentos de iluminação por data enabler com o programa de cálculo disponível em: www.colorkinetics.com/support/install_tool

Vida útil	Consultar consoante a versão
Tamanhos disponíveis	610 mm / 1200 mm
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	2 kg. Versão de 608 mm. 4,2 kg. Versão de 1214 mm.
Instalação	Fixado com peças de montagem incluídas. Os cabos iniciais e o Data Enabler Pro são necessários e devem ser encomendados separadamente. Se os equipamentos de iluminação precisarem de ser separadas além do comprimento permitido pelo cabo e conector fornecido com o equipamento de iluminação, solicite separadamente cabos de ligação com o comprimento correspondente.
Acessórios	Parafusos para montagem traseira
Certificados	UL/cUL, CE, CQC, FCC, Class A, RCM

Accent Compact

COLORKINETICS



Os equipamentos de iluminação lineares de visão direta Accent Compact permitem destacar detalhes arquiteturais de menores dimensões ou mostrar mensagens e vídeos que atraem a atenção dos observadores.

O seu design compacto e pensado para durar garante fiabilidade durante toda a vida útil da instalação.





Benefícios

- Cobertura em alumínio extrudido muito robusto com design compacto e fácil de integrar.
- Fácil de instalar graças aos conectores integrados nos equipamentos de iluminação que unem tensão de linha e dados.
- Resolução precisa de até 19mm, permitindo diferentes resoluções de vídeo.

Características

- 2 ângulos de abertura 105° (lentes transparentes), 210° (lentes translúcidas).
- 4 tamanhos: 315 mm, 467 mm, 619,5 mm, 1.288,5 mm.
- Resistência à vibração ANSI C136.31, 3G.
- Resistência à corrosão: cumpre a norma ASTM B117 padrão para > 1500 horas.

Aplicações

- Iluminação de efeito e de acentuação arquitetural
- Aplicações de entretenimento
- Apresentações de vídeo em grande escala




Accent Compact

Informação técnica


Família de projetores lineares ultracompactos de visualização direta.

Lente transparente – 315 mm

Suporte de montagem frontal




Suporte de montagem traseiro




Lente translúcida – 315 mm (12.4 in)

Suporte de montagem frontal




Suporte de montagem traseiro




Lente transparente – 467 mm

Suporte de montagem frontal




Suporte de montagem traseiro




Lente translúcida – 467 mm

Suporte de montagem frontal



Suporte de montagem traseiro









Accent Compact

Informação técnica


Família	iColor Accent Compact RGBW
Versões	iColor Accent Compact RGBW
Material	Corpo em alumínio extrudido/em policarbonato Lente de policarbonato com proteção contra UV
Fluxo do sistema	Entre 248 e 287 lm
Consumo do sistema	315 mm — 10 W 467 mm — 13 W 619,5 mm — 16 W 1228,5 mm - 28,5 W
Lentes	Transparente (105°) ou translúcida (210°)
Eficácia do sistema	Entre 24,8 e 40,2 lm/W
Temperatura de cor	RGBW
Equipamento-Interface	Fonte de alimentação independente necessária: 48 VCC via PDS-400 48V EO ou CM-400 48V EO
Ângulo de visão	Transparente (105°) ou translúcida (210°)
Sistemas de controle	Compatíveis com todos os sistemas de controlo Color Kinetics, incluindo Landmark.
Vida útil	Consultar dependendo da versão
Tamanhos disponíveis	315 mm, 467 mm, 619,5 mm, 1228,5 mm.

IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	**Lentes transparentes** 315 mm (12,4 pol.) — 0,61 kg (1,3 lb) 467 mm (18,4 pol.) — 0,75 kg (1,65 lb) 619,5 mm (24,4 pol.) — 0,96 kg (2,1 lb) 1228,5 mm (48,4 pol.) — 1,64 kg (3,6 lb) **lentes translúcidas** 315 mm (12,4 pol.) — 0,63 kg (1,4 lb) 467 mm (18,4 pol.) — 0,75 kg (1,65 lb) 619,5 mm (24,4 pol.) — 0,96 kg (2,1 lb) 1228,5 mm (48,4 pol.) — 1,64 kg (3,6 lb)
Instalação	Fixado com peças de montagem incluídas. Cabos iniciais e fonte de alimentação de 48 V são necessários e devem ser encomendados separadamente. Se os equipamentos de iluminação precisarem de ser separadas além do comprimento permitido pelo cabo e conector fornecido com o equipamento de iluminação, solicite separadamente cabos de ligação com o comprimento correspondente.
Acessórios	Parafusos de montagem traseiros
Certificados	UL/cUL, CE, CQC, FCC, Classe A, RCM




Vaya Tube G2

COLORKINETICS



Vaya Tube é uma luminária LED linear para efeitos de visão direta com uma boa relação qualidade-preço e concebida para criar efeitos de iluminação dinâmicos. Vaya Tube é ideal para efeitos de acentuação externa e marcação de contorno, bem como para criar gráficos de baixa resolução de até 150 mm por pixel.





Benefícios

- Equipamentos de iluminação lineares finos e leves.
- Eles permitem criar efeitos de linha contínua graças ao design especial dos terminais.
- Conectores integrados para facilitar a instalação e a ligação.
- Cumpre a norma ASTM B117 padrão para > 1500 horas de resistência à corrosão

Características

- Difusão de feixe de 170° x 117° e dois comprimentos de 0,3 e 1,2 metros.
- Resolução de 150 mm/pixel: 8 pixels/1,2 m.
- Ligação de 20 equipamentos de iluminação, no máximo, de 1,2 m em duas faixas e com controlo DMX-512.
- Versão RGBW.
- Até 24,3 metros de linha de luz por CM-150 gen2 (fonte de tensão de linha e dados). Encomende a fonte de alimentação de 24 V separadamente.

Aplicações

- Efeitos de iluminação dinâmica arquitetural, acentuação de estruturas, fachadas, cornijas.




Vaya Tube G2

Informação técnica

IP66 IK09

Vaya Tube é uma luminária linear LED de visão direta versátil e econômica projetada para criar efeitos de iluminação. VAYA Tube é perfeito para aplicações de iluminação de realce e contorno de fachadas. Permite igualmente criar gráficos de baixa resolução de um máximo de 150 mm por píxel.









Vaya Tube G2

Informação técnica


IP66 IK09

Família	Vaya Tube G2
Versões	Vaya Tube G2, RGBW
Material	Policarbonato extrudido cinzento escuro e lentes de plástico translúcido
Fluxo sistema de família	De 105,4 a 115,5 lm/0,3 m
Consumo do sistema de família	0,3 m: 3,4 W 1,2 m: 13,6 W
Lentes	Translúcidas
Eficiência do sistema da família	30,93 a 34,1 lm/W
Temperatura de cor	RGBW - Vermelho/Verde/Azul/Branco - 4000K
Driver	Pedir em separado, CM-150 gen2 3 fios (fonte de alimentação e dados) e fonte de alimentação de 24 V
Ângulo de visão	170°
Sistemas de controle	Kinet ou DMX via CM-150 CA gen2. 4 canais a cada 150 mm

Fonte de tensão de linha	Fonte de tensão de linha 24 V, CM-150 AC gen2, cabo guia, cabos de ligação (opcional) e controlador.
IP	66
IK	09
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Tamanhos disponíveis	300 mm ou 1200 mm de comprimento
Peso	360 g (300 mm) — 780 g (1200 mm)
Instalação	Conectores integrados de alimentação e dados (entrada-saída) Suportes para montagem em superfície incluídos Para configurar uma instalação com Vaya Tube, é necessário pedir: fonte de tensão de linha a 24 VCC, Cabo guia, Cabo de ligação (para formar linhas contínuas) e o Módulo de Controlo Vaya (antes do sistema de controlo) máx. 24 equipamentos de iluminação/módulo.
Outras opções a pedido	Possibilidade de pedir em 3000 K, 4000 K, vermelho, verde, azul ou âmbar
Certificados	UL/cUL, CE, CQC, FCC, Class A, RCM

Archipoint

COLORKINETICS



O ArchiPoint é a escolha ideal se precisar de um ponto de luz grande e intenso que possa ser visto de longe ou em toda a cidade.

Esta luminária LED para exterior, visível à luz do dia, permite criar instalações de visão direta muito chamativas ou realçar exteriores arquiteturais, comerciais e de entretenimento. Todos com iluminância de alto rendimento. Um belo ponto!



Detalhes do produto



A tecnologia Powercore facilita e reduz os custos da instalação, porque permite que os equipamentos de iluminação se alimentem diretamente com a tensão de rede e através do mesmo cabo que transportam os cabos.

Benefícios

- Facilmente visível em ambientes urbanos com iluminação brilhante, inclusivamente com luz do sol direta
- Tecnologia Powercore
- Dois difusores curvos óticos para adaptação às necessidades das diversas aplicações

Características

- Alta luminosidade, ideal para reprodução de vídeos de grandes dimensões, efeitos dinâmicos e outras aplicações de visão direta
- Compartimento de alumínio resistente a intempéries
- Difusor curvo plano transparente para uma iluminação brilhante
- Difusor curvo semiesférico translúcido para aplicações de visão direta, que proporcionam um ângulo de visão excecional de 180° e uma mistura de cor uniforme
- Várias bases de ligação

Aplicações

- Arquitetural
- Lojas
- Entretenimento



ArchiPoint iColor Powercore

com lente de cúpula translúcida e base de montagem



ArchiPoint iColor Powercore

com lente dome translúcida e base para montagem em parede



ArchiPoint iColor Powercore

com lente plana transparente e base de montagem



ArchiPoint iColor Powercore

com lente plana transparente e base para montagem em parede




Archipoint


Informação técnica

IP66

A Archipoint é uma gama de equipamentos de iluminação de exterior LED visíveis durante o dia, concebidas para várias aplicações com efeitos dinâmicos em fachadas, balizagem ou realce e sinalização de caminhos.









Archipoint

Informação técnica

Família	ArchiPoint iColor Powercore
Material	Compartimento de alumínio fundido Lente em policarbonato
Fluxo de sistema Luminância em lêndeas	501 (translúcida) a 774 lm (transparente) 10,877 cd/m2 (translúcida)– 25,150 cd/m2 (transparente)
Consumo máximo do sistema	25 W
Lentes	Transparente (plana) Translúcida (abobadada)
Eficiência máxima do sistema	27 lm/W (transparente) 18 lm/W (translúcida)
Temperatura de cor	Vermelho/Verde/Azul (RGB)
Ângulo de visão	125° (transparente) / 150° (translúcida)
Interface do equipamento	Data Enabler Pro (pedir separadamente) a 100–240 VCA

Sistemas de controle	O Archipoint pode ser controlado por controladores Pharos iPlayer 4, iPlayer3 e o sistema de gestão Interact. Para as versões dinâmicas, consultar o número de equipamentos de iluminação por data enabler com o programa de cálculo disponível em: www.colorkinetics.com/support/install_tool
Cor / Acabamentos	Revestimento em pó cinza prateado
Vida útil	70 000 horas L70 a 25 °C (reportadas)
Temperatura de funcionamento	–40 °C a +50 °C
Peso	1,7 a 3,3 kg
IP	66
Instalação	Montagem em superfície Para instalação você precisará de: Archipoint + Data Enabler Pro + Base de montagem + Sistema de controle
Acessórios	Base para montagem com cablagem visível M25. Base para montagem com cabo oculto M25. Acessório de proteção contra encandeamento
Certificados	UL/cUL, FCC Classe A, CE

FlexElite

COLORKINETICS



Quer transformar o seu edifício num ícone marcante? Com os equipamentos de visão direta FlexElite, pode instalar linhas flexíveis de nós LED, eficientes e orientáveis, diretamente em fachadas curvas e outras superfícies irregulares.

Gere intriga em torno do seu ponto de referência, crie mensagens na fachada do seu estádio, adicione beleza à sua ponte ou edifício: FlexElite é flexível em todos os sentidos da palavra. O design modular e inovador do FlexElite permite a configuração que você precisa. As seções são unidas de forma rápida e fácil. O grande comprimento e espaçamento entre os nós são ideais para grandes estruturas. Isto é flexibilidade. Isto é FlexElite.



Acessórios









Benefícios

- FlexElite pode oferecer percursos de até 305 metros (1.000 pés) com distância variável entre nós.
- Os equipamentos de luz FlexElite incluem quatro canais para que possa criar a cor ou temperatura de luz branca desejada.
- Cada nó pode emitir até 142 lúmenes, os mais luminosos da família Flex.
- Alta fiabilidade. Flex Elite garante anos de utilização nas condições mais extremas, desde ambientes salinos até altas temperaturas ou vibrações em pontes e estruturas. Mais de 1.500 horas de resistência à corrosão e classificação de vibração 3G.

Características

- Com o FlexElite pode escolher entre secções de 1, 2, 5, 10 e 20 nós, conferindo ao design a máxima flexibilidade.
- Os equipamentos de luz FlexElite incluem quatro canais para que possa criar a cor ou temperatura de luz branca desejada.
- Cada nó é protegido por uma lente plana transparente e uma cobertura em alumínio resistente. Eles foram rigorosamente testados em condições reais e atendem aos rígidos padrões IP66.
- FlexElite oferece uma opção de lente curva que se ajusta perfeitamente sobre a lente plana padrão para maior visibilidade e ângulo de abertura.

Aplicações

- Efeitos de iluminação de visão direta
- Cenas de vídeo de baixa resolução
- Iluminação de destaque em cornijas ou elementos arquiteturais




FlexElite

Informação técnica


IP66

Flex Elite é um sistema de nós super flexível, a separação entre nós é variável e estão disponíveis em diferentes comprimentos de separação.

Nodos



Espaçamento entre nodos







FlexElite

Informação técnica

IP66

Família	FlexElite
Versões	Flex Elite IntelliHue Flex Elite RGBW Flex Elite iW
Material	Cobertura em PBT e alumínio revestido a tinta, lentes de vidro temperado
Fluxo por nó	**Flex Elite IntelliHue:** Entre 64 e 132 lm. **Flex Elite RGBW:** Entre 53 e 111 lm. **Flex Elite iW:** Entre 65 e 142 lm.
Consumo máximo por nodo	2,5 W
Lentes	Lente nativa plana transparente e lente secundária semiesférica
Temperatura de cor	IntelliHue — Vermelho/verde/azul/verde-lima RGBW — Vermelho/verde/azul/branco iW — 2700 K a 6500 K
Equipamento-Interface	48 VDC via PDS-400 48 V CA4
Ângulo de visão	140° (FlexElite com lente plana transparente) 180° (FlexElite com lente hemisférica)
Possibilidade de regulação	Sim

Sistemas de controle	Compatível com sistemas de controlo Color Kinetics e plataforma de telegestão Interact Landmark
Temperatura de funcionamento	-40°C a 50°C
Peso	1 nó = 0,22 kg a 0,25 kg 2 nós = 0,35 kg a 0,58 kg 5 nós = 0,73 kg a 1,35 kg 10 nós = 1,37 kg a 2,64 kg 20 nós = 2,65 kg a 5,23 kg
IP	66
IK	08
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície Blocos de terminais de tensão de linha e dados (entrada-saída) incorporados O sistema FlexElite é composto por: nós FlexElite+ Power Data Supply PDS + Cabo guia + Cabos de ligação (opcional) + Lentes cúpula (opcional) + Sistema de controlo
Acessórios	Cabos guia e de ligação, lentes hemisféricas, suporte de montagem de nós individuais, splitter e terminadores.
Outras opções	Consultar a disponibilidade de cabos com outros comprimentos de outras temperaturas de cor, a pedido.
Certificados	UL/cUL, FCC Classe A, CE

Flex

COLORKINETICS



Flex significa flexibilidade máxima. As tiras de nós Flex orientáveis podem ser organizadas ao longo de uma variedade quase ilimitada de superfícies. A nossa família Flex de equipamentos de iluminação LED de visualização direta pode fazer tudo, desde a exibição de mensagens em fachadas curvas até à exibição de espetáculos de luz LED impressionantes nos telhados dos estádios. Verifique a disponibilidade de versões específicas para zonas costeiras (Harsh Environment, HE).





Benefícios

- Faixas de nós flexíveis e nós modulares de até 100 metros que se adaptam a praticamente qualquer arquitetura
- Grande flexibilidade ao personalizar o número de nós e a separação entre eles
- Alta luminosidade

Características

- Excelente emissão de lúmenes: cada nó produz uma emissão de lúmenes de até 91,6 candelas (consultar dependendo da versão)
- Uma infinidade de lentes disponíveis: planas, transparentes, semiesféricas, etc., para obter o efeito desejado
- Montagem direta em superfície nó a nó ou em calhas específicas
- Podem ser controlados com sistemas de controlo Color Kinetics, incluindo o iPlayer4 e a plataforma Interact Landmark para gestão remota.

Aplicações

- Efeitos de iluminação de visão direta.
- Cenas de vídeo de baixa resolução.
- Iluminação de destaque em cornijas ou elementos arquiteturais.




Flex


Informação técnica

A gama Flex é um sistema de tiras flexíveis composto por nós LED de alta intensidade concebidos para criar efeitos extraordinários e instalações expansivas sem limitações de tamanho, forma ou espaço. Permite criar efeitos dinâmicos e de vídeo de comunicação em Fachadas (Fachadas Media - Mapping) com um controlo preciso de cada nó e de alta resolução.


Flex Micro Lente plana




Flex Micro Lente cúpula




Flex Compact Lente plana




Flex Compact Lente estreita



Flex Compact Lente cúpula









Flex

Informação técnica

Família	Flex
Versões	Flex Compact gen3 RGB Flex Compact gen3 iW (branco com mudança de temperatura de cor e fluxo) Flex Compact gen3 eW (branco em temperatura de cor ajustável) Flex Micro RGB Flex Micro eW
Material	Compartimento e lentes em policarbonato
Fluxo por nó	**Flex Compact gen3 RGB**: até 33,3 lm/nó **Flex Compact gen3 iW**: até 80 lm/nó **Flex Compact gen3 eW**: até 87 lm/nó **Flex Micro RGB**: até 7,7 lm/nó **Flex Micro eW**: até 28 lm/nó
Consumo máximo por nodo	**Flex Compact gen3**: 1 W/nó **Flex Micro RGB**: 0,43 W/nó **Flex Micro eW**: 0,5 W/nó
Lentes	**Flex Compact gen3**: planas, estreitas e semiesféricas. **Flex Micro**: planas e semiesféricas.
Temperatura de cor	**Flex Compact gen3 RGB**: Red/Green/Blue **Flex Compact gen3 iW**: de 2700 a 6500 K **Flex Compact gen3 eW**: 3000 e 4000 K **Flex Micro RGB**: Red/Green/Blue **Flex Micro eW**: 3000 e 4000 K
Equipamento-Interface	Fonte de alimentação e dados a pedir separadamente. **Flex Compact gen3**: 24 VDC via sPDS-60ca 24 V sPDS-480ca 24 V PDS-60ca 24 V CM-150 CA gen2 24 V **Flex Micro**: 24 VDC via sPDS-480ca 24 V (Flex Micro, eW) PDS-60ca 24 V (Flex Micro, eW) CM-150 CA gen2 24 V (Flex Micro, eW) 7,5 VDC via sPDS-480 ca 7,5 V (Flex Micro gen3, RGB) PDS-60 ca 7,5 V (Flex Micro gen3, RGB) CM-150 CA gen2 7,5 V (Flex Micro, gen3, RGB)


Ângulo de visão	**Flex Compact gen3, RGB e Flex Micro**: 105°, 165° **Flex Compact, iW**: 36°, 105°, 165° **Flex Compact, eW**: 36°, 105°, 200°
Possibilidade de regulação	Sim
Sistemas de controle	Compatível com todos os controladores Color Kinetics e a plataforma Interact Landmark para gestão remota
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	**Flex Compact gen3 e Flex Micro RGB**: -40°C a +50°C **Flex Micro eW**: -30 °C a +50 °C
Peso	Consultar consoante a versão
IP	66
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície Blocos de terminais de tensão de linha e dados (entrada-saída) incorporados O sistema Flex é composto por: Flex+ Power Data Supply PDS + cabo guia + sistema de controlo
Acessórios	Perfis de montagem, espaçadores, suportes de nós individuais, tampas e lâminas antiofuscantes.
Outras opções	Tiras com maior/menor número de nós e outras interdistâncias. Verifique a disponibilidade de outras temperaturas de cor nas versões eW.
Certificados	UL/cUL, CE, FCC, Classe A

Flex Compact Pro Novidade

COLORKINETICS



Flex Compact Pro eleva a iluminação linear de visão direta a um novo nível, oferecendo todo o potencial criativo da família Flex num formato mais compacto, elegante e fácil de integrar. Concebido para destacar contornos arquitetónicos, fachadas, pontes e elementos urbanos, permite criar experiências visuais impactantes com uma presença mínima na estrutura. Em comparação com o Flex tradicional, o Flex Compact Pro reduz significativamente o tamanho e o impacto visual da instalação, facilitando a sua integração em projetos nos quais a estética é tão importante como o efeito luminoso. O seu design mais discreto permite ocultar melhor o produto durante o dia, enquanto à noite proporciona uma iluminação uniforme, brilhante e perfeitamente visível.





Benefícios

- Plataforma RGBiW tudo-em-um que permite gerar cores dinâmicas, brancos ajustáveis e luz branca de elevada qualidade com um único produto.
- Grande flexibilidade de design graças ao formato compacto e à possibilidade de criar instalações lineares, curvas, envolventes ou tridimensionais.
- Instalação rápida e simples através de endereçamento automático e capacidade de ramificação, para adaptação a projetos complexos.
- Até 25% de poupança energética face ao Flex Compact Gen3, com maior eficácia e melhor desempenho luminoso.
- Compatível com instalações Flex Compact existentes, facilitando atualizações e renovações com um investimento reduzido.

Características

- Cores vibrantes e brancos de elevada qualidade num único sistema de iluminação.
- Design compacto e flexível, facilmente adaptável a formas curvas, contornos e estruturas complexas.
- Vastas opções de personalização para responder às necessidades específicas de cada projeto.
- Diversas opções de lentes e acessórios para criar diferentes efeitos visuais e soluções de montagem.
- Ideal tanto para novas instalações como para a renovação de projetos Flex Compact existentes.

Aplicações


- Iluminação dinâmica de visão direta em edifícios e estruturas arquitetónicas.
- Pontes e túneis.
- Instalações artísticas e esculturas luminosas.
- Contornos arquitetónicos e elementos decorativos.
- Projetos urbanos e espaços públicos com iluminação dinâmica.




Flex Compact Pro Novidade

Informação técnica

O Flex Compact Pro redefine a iluminação de visão direta ao combinar RGB, branco dinâmico e branco de alta qualidade numa única plataforma, com um menor consumo de energia, maior escalabilidade e uma instalação mais simples do que as gerações anteriores.





Família	Flex Compact Pro
Versões	Branco estático / Branco dinâmico / RGB / RGBW (dependendo da configuração)
Material	Corpo em policarbonato de alta resistência, cablagem moldada.
Fluxo por nó	Aproximadamente 51–32 lm por nó (dependendo da versão e da ótica)
Consumo máximo por nodo	0,75 W por nó
Lentes	Lente plana / lente abaulada
Temperatura de color	2700 K / 3000 K / 4000 K / RGB / RGBW
Equipamento-Interface	Fonte de alimentação externa e controlador
Ângulo de visão	Dependendo do tipo de objetiva: grande angular com uma objetiva plana, mais focada com uma objetiva curva: 155° com uma lente plana 283° com uma lente curva

Possibilidade de regulação	Sim
Sistemas de controle	DMX/Ethernet (KiNET) de acordo com o controlador Color Kinetics
Vida útil	Consulte de acordo com a versão.
Temperatura de funcionamento	–20 °C a +50 °C aprox.
Peso	Consulte de acordo com a versão.
IP	66
Instalação (tipo de montagem)	Montagem à superfície, fixação direta ou utilização de acessórios
Acessórios	Perfis de montagem, cabos de ligação e extensões.
Outras opções	Comprimentos de cabo especiais, definições personalizadas
Certificados	CE Classe III, UL (apenas no caso de fontes de alimentação Classe 2) FCC





PIK
AVENUE





Vaya Free Form

COLORKINETICS



Vaya Free Form é uma solução de iluminação linear flexível para sancas de luz retas ou curvas. Free Form fornece luz branca uniforme em qualquer superfície e em qualquer ambiente. O Free Form pode ser facilmente cortado e conectado, conferindo-lhe grande versatilidade para se adaptar a formas inusitadas e difíceis de iluminar, ao mesmo tempo que se adapta ao comprimento desejado.



Benefícios

- Luz de qualidade com uma excelente consistência da cor (<3SDCM)
- Sistemas de ligação e alimentação simples e fiáveis
- Qualidade de design da ColorKinetics

Características

- Fita LED flexível ajustável no local (em pontos predefinidos)
- Versões IP40 (reconectáveis) ou IP66
- Luz branca de alta qualidade em temperaturas de cor de 3.000 ou 4.000 K e com tolerância de binning de ≤3SDCM.
- Lente de solo de 120° e cobertura translúcida que protegem os componentes internos.
- Controle o Vaya Free Form usando um dispositivo 0-10V, DALI, DMX ou DyNet.
- Faixa Free Form de até 10 m em uma só peça. Cabos de tensão de linha até 8 m

Aplicações

- Sancas de luz
- Iluminação ambiente interna e externa.
- Acentuação de elementos arquiteturais

Detalhes do produto















Vaya Free Form


Informação técnica

IP40


máx +40°C −20°C mín

IP66


Vaya Free Form é uma solução flexível de fita LED que se adapta a espaços arquitectónicos muito limitados e que requerem a máxima flexibilidade. Concebida para efeitos de iluminação indireta, o seu formato rígido e, ao mesmo tempo, flexível permite ser dobrada para uma instalação em esquinas. A versão para interiores (IP40) permite voltar a ligar os segmentos de tira entre si com um simples encaixe e alguma pressão, o que assegura a máxima versatilidade da Vaya FreeForm e um desperdício mínimo de material.




Vaya FreeForm branco estático IP40



Vaya FreeForm TW IP40



Vaya FreeForm branco estático IP60



Vaya FreeForm TW IP60







Vaya Free Form

Informação técnica

Família	Vaya Free Form
Versões	Vaya Free Form IP40 - BGC452 em 1m, 5m e 10m (apenas faixa) Vaya Free Form IP66 - BGC452 em 1m, 5m e 10m (faixa + cabo de alimentação)
Material	Tira de LED em silicone extrudido Suporte de montagem em policarbonato resistente a radiação UV Moldura em silicone extrudido
Lentes	Translúcido
Fluxo sistema de família	Até 274 lm/0,3m
Consumo do sistema de família	8,4 W/m
Eficiência do sistema da família	Até 108,4 lm/W
Temperatura de cor	3000 e 4000 K. Consultar disponibilidade de outras temperaturas de cor a pedido
Consistencia de color	83 para 3000 K 84 para 4000K
Equipamento/ controladores eletrónicos	Fonte de alimentação a 24 VCC — A encomendar separadamente. Um driver de 100 W/24 VCC alimenta até um máx. de 10 m de tira LED.
Difusão de feixe	120°
Configurações de controlo disponíveis	Opcional 0–10 V/DALI/DyNet & DMX com módulos de regulação independentes (a encomendar separadamente)
IP	Versões IP40 e IP66 (inclui cabo de alimentação de 1,5 m)
IK	10

Vida útil	L70 a 25°C Versões branco estático: 36 000 h (reportadas), >75 000 h (calculadas) Versões branco ajustável: 36 000 h (reportadas), >80 000 h (calculadas)
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C
Tamanhos disponíveis	5 m ou 10 m Ajustáveis no local (cortes em secções de 62,5 mm)
Instalação (tipo de montagem)	Cada tira inclui suporte para montagem de fixação à superfície. Opcionalmente, pode ser montado numa calha de alumínio (pedir em separado). As versões IP40 não incluem o cabo de tensão de linha (recomenda-se utilizar um cabo do tipo 2 x AWG18, máx. 8 m), podem ser cortados e ligados novamente de forma rápida e fácil no local com conectores "push&click" (pedir em separado). As versões IP66 incluem cabo de tensão de linha tipo 2 x AWG18 encapsulado de 1,5 m. As versões IP66 não podem ser reconectadas. Caso seja necessário ajustar o comprimento, deve-se utilizar uma tampa final com cola de silicone para garantir que é estanque à água.
Acessórios	Calha de alumínio de 0,97 m para montagem (em caixas de 10 unidades) Saco com 50 peças de suporte de montagem, recomenda-se um clip por cada 250 mm) Tampas finais com cola (20 peças) Acessórios apenas para a versão IP40: conectores para cabo de tensão de linha (saco de 10 peças) e conectores de interligação de tiras (saco de 10 peças)
Outras opções a pedido	Outras temperaturas de cor da luz branca
Certificados	UL/cUL, CE, CQC

Principais aplicações por família de produtos

Os equipamentos de iluminação Color Kinetics são projetados para funcionar corretamente em muitas aplicações de iluminação.

[Saiba mais sobre aplicações de iluminação]

Família de produtos	Rasante	Varrimento	Inundação	Acentuação	Iluminação indireta	Visão direta	Iluminação geral
Accent y Accent Compact						●	
ArchiPoint						●	
Blast Powercore		●	●	●			
Burst Powercore		●	●	●			
BurstScape Powercore	●	●	●	●			
C-Splash 2				●			
Flex						●	
FlexElite						●	
Graze Elite	●	●	●				
Graze & Graze Compact Powercore	●	●					
PureStyle y PureStyle Compact Powercore	●	●			●		
ReachElite	●	●	●	●			
Luminous Textile						●	
OneSpace gen2						●	●
Vaya Free Form					●		
Vaya Tube						●	

Misturas de LED Color Kinetics

As opções de luz Color Kinetics oferecem qualidades únicas que podem ser usadas de diferentes maneiras. O IntelliHue é perfeito para obter cores precisas e consistentes em vários equipamentos de iluminação, enquanto o Essential White é a melhor escolha para luz branca de alta qualidade.

IntelliHue – Luz branca de alta qualidade, tons pastéis sutis e cores saturadas, controladas com precisão em uma única luminária. Saiba mais >

RGBW – Melhor qualidade de luz branca em comparação com RGB.

RGBA – Gama ampliada de cores quentes: dourado, amarelo e laranja, em comparação com RGB.

RGB – Opção padrão para luz de cor saturada.

iW (IntelliWhite) – Luz branca regulável em diversas temperaturas de cor.

eW (Essential White) – Luz branca em uma única temperatura de cor.

Tecnologias de Color Kinetics

Nossa linha inclui tecnologias que oferecem novos recursos e benefícios claros.

Chromasync Pro – A nossa tecnologia avançada de otimização de saída controla e aumenta a emissão, garantindo a consistência da cor. Mas também oferece outro benefício muito necessário: a simplicidade. Saiba mais >

FluxBoost – O FluxBoost é uma tecnologia inovadora que otimiza a potência e a qualidade da luz.
Com o FluxBoost, o consumo por canal pode ser otimizado de acordo com a necessidade, permitindo uma maior emissão, a criação de cores mais saturadas, a redução do desperdício e o aumento da eficiência. Saiba mais >

IntelliHue – Nosso avançado sistema de mistura de cores produz luz branca de alta qualidade, tons pastéis sutis e cores saturadas em uma única luminária. Saiba mais >

Optibin – A nossa tecnologia de otimização LED inicia o processo de consistência de cores desde o início da fabricação, agrupando LED por High Output e comprimento de onda. Saiba mais >


OptiField – A óptica OptiField cria um feixe retangular inovador que cobre grandes superfícies com luz brilhante e uniforme. O OptiField permite cobrir uma maior área de superfície com menos equipamentos de luz, simplificando a instalação e reduzindo o consumo de energia. Saiba mais >

Powercore Pro – A nossa abordagem patenteada para controlo da potência de saída une tensão e dados de controlo, e envia-os através de um único cabo padrão, simplificando bastante a instalação e reduzindo o custo geral do sistema. Saiba mais >

Controladores, equipamentos auxiliares, interfaces de usuário e software Color Kinetics

Controlar a luz e criar efeitos é fácil com a ampla gama de controladores DMX e Ethernet. Esses poderosos controladores, interfaces de usuário e software fácil de usar permitem o controlo preciso de qualquer sistema de iluminação LED, desde as instalações mais simples até exibições de vídeo em grande escala.





iPlayer 4



O iPlayer4 é um controlador de nova geração para instalações de iluminação LED de média e grande escala, e um sucessor do controlador Light System Manager gen6 (também conhecido como Light System Engine) e funciona com o software Light System Composer.

Com suporte para instalações de design complexo que incluam milhares de pontos de LED, o iPlayer 4 oferece versatilidade para gerir uma ampla variedade de ambientes de iluminação arquitetural, de entretenimento e comercial.


Benefícios

- Acesso à interface web com web design responsivo
- Reprodução automatizada de espetáculos
- APIs sofisticadas
- Portas de rede duplas
- Integração no Interact Landmark

Características

- Nova interface de utilizador
- Acesso web com interface responsiva
- Integrável no Interact Landmark
- Suporta até 15.000 nós

Configuração Ethernet






iPlayer 4

Informação técnica

Otimizado para instalações de iluminação LED de média e grande escala, o iPlayer 4 é um sucessor do controlador Light System Manager gen6 (também conhecido como Light System Engine) e funciona com o software Light System Composer. Com suporte para instalações de design complexo contendo milhares de nós de LED, o iPlayer 4 oferece versatilidade para gerenciar uma ampla variedade de ambientes de iluminação arquitetural, de entretenimento e comercial.



Capacidade	Até 15.000 nós, dependendo da configuração
Tensão de entrada	100 a 240 VAC, ajustável automaticamente
Consumo	Máximo de 180 W
Conetor/cabo	Porta RJ45, cabo Cat. 5e blindado ou superior (não incluído)
Ethernet	Duas portas de rede configuráveis
Dados de rede	Protocolo KiNET Ethernet* sobre Ethernet Switch padrão
Dimensões	88 x 335 x 280 mm

Peso	4,6 kg
Moldura	Alumínio
Temperatura de funcionamento	0°C a +35°C
Umidade	0 a 90% de humidade relativa sem condensação
IP	20
Certificados	UL/cUL, FCC, CE, RCM, BIS

iPlayer 3



O iPlayer 3 é um controlador de iluminação DMX que pode armazenar e reproduzir espetáculos de iluminação personalizados ou pré-programados.

O iPlayer pode controlar até dois conjuntos DMX completos ou 340 equipamentos de iluminação RGB individuais e, depois de carregados, é possível aceder aos espetáculos para os editar. Está equipado com cinco botões tácteis com predefinições e uma interface LCD que permite navegar entre os diferentes modos de funcionamento.


Benefícios

- Armazene e reproduza shows de luzes personalizados ou pré-programados – uma vez carregados, eles podem ser acessados para edição.
- Controle até dois universos DMX completos ou 340 equipamentos de iluminação RGB individuais.
- Cinco botões de toque com predefinições e uma interface LCD permitem navegar entre os diferentes modos de operação.

Características

O iPlayer 3 é versátil e simples de operar. Apresenta duas modalidades autónomas de operação: Modo de programação e Modo de reprodução (playback). O modo de programação e o modo de reprodução operam de forma independente graças à configuração física exclusiva do iPlayer 3 necessária para cada um. As luzes indicadoras identificam facilmente os modos de operação.

Configuração standard iPlayer 3






iPlayer 3

Informação técnica

O iPlayer3 é um controlador compacto que permite jogar com cenas de iluminação em instalações com até 340 direções únicas. Ele vem de fábrica com diversas cenas pré-programadas, tela LCD, cartões de memória SD e software ColorPlay 3 que permite programar novas cenas diretamente no controlador. O iPlayer 3 possui 2 portas de saída DMX, cada uma capaz de controlar um universo de 512 canais DMX. Reproduza cenas automaticamente, pois permite definir alarmes que ativam a cena, em dia, horário, etc. Mais informações em www.Color Kinetics.com/ls/controllers/iplayer3.



Capacidad	2 conjuntos de 512 canais DMX cada um
Tensión de entrada	100–240 VCA, 50/60 Hz, 5 W
Controlo desde PC	USB 2.0
Contro desde interfaz auxiliar/ externo	Duas portas DMX512 RJ45 e duas portas seriais RS-232 de 9 pinos
Almacenamiento de datos	Cartão SD removível
Dimensiones	209 x 137 x 33 mm
Peso	0,54 kg


Moldura	Policarbonato
Temperatura de funcionamento	-10°C a +40°C
Humedad	0 - 95%, sem condensação
IP	IP20
Certificados	UL/cUL, FCC Classe B, CE, CQC, C-Tick
Acessórios	Cabo de alimentação (incluído) Teclado interface de controlo DB-9 Serie Caixa de expansão auxiliar para lançar cenas de até 8 iPlayers a partir de um contato seco externo, um sensor...



iColor Player

Informação técnica

O iColor Player é um controlador DMX simples, compacto e económico que permite controlar um conjunto completo de 512 canais DMX, podendo lançar um dos seis efeitos ou cenas configuráveis. O iColor Player começa a lançar cenas quando lhe é aplicada tensão, sem necessidade de qualquer ordem ou configuração adicional. Inclui cabo USB para baixar conteúdo e cenas de um computador que possua software ColorPlay3. Também inclui um cartão microSD de 2 GB para armazenar cenas.



Tensão de entrada	100–240 VCA, 50/60 Hz, saída de 5 W
Interface informática	USB 2.0
Nós ou equipamentos de iluminação suportados	512 canais DMX
Armazenamento de dados	Cartão micro SD removível (cartão de 2 GB incluído)
Dimensões	89 x 79 x 25 mm


Peso	87 g
Moldura	Policarbonato preto
Entrada para conector	RJ45, cabo CAT 5e ou superior
Temperatura de funcionamento	-10°C a +40°C
Umidade	0 - 95%, sem condensação
IP	IP20
Certificados	UL/cUL, FCC Classe B, CE, CQC, C-Tick



Teclado controlador Antumbra iColor Keypad

Informação técnica

O Antumbra iColor Keypad é um controlador autónomo para equipamentos de iluminação Color Kinetics iColor ou iW para instalação na parede. O teclado Antumbra iColor permite iniciar até seis cenas com o toque de um botão. O teclado inclui seis efeitos pré-programados (pelo que não precisa de uma fonte de dados externa), sendo que é possível configurar outras seis cenas. Usando o software de programação iColor KeyPad Effect Manager você pode escolher seis efeitos diferentes e ajustar a cor, duração ou brilho da cena. É constituído pelo teclado Antumbra (ver Interfaces de utilizador Dynalite) e módulo de comunicação iColor que inclui toda a lógica e as funções em rede.



Controlo	Ethernet. Suporta 10/100 Mbps completos através de um comutador PoE IEEE 802.3af.
Potência de entrada	3 W, no máximo, via PoE
Dimensões	88 x 88 x 45 mm
Peso	148 g
Compartimento (módulo de comunicação)	Plástico branco semi-fosco

Conector/Cabo	RJ45 (cabo de dados recomendado Cat. 5e ou superior)
Temperatura de funcionamento	-5°C a +50°C
Umidade	0 - 90%, sem condensação
IP	IP20
Certificados	UL/cUL, CE, CQC, FCC Class A, C-Tick
Acessórios	Switch Power over Ethernet (4 portas) Injetor Power over Ethernet


Um sistema de controlo completo deve incluir o Módulo de aplicação Antumbra (teclado, rebordo e placa de montagem), o Módulo de comunicação iColor e um switch PoE (Acessórios). Para a configuração completa do teclado, do rebordo e da placa de montagem, consulte a secção Interfaces de utilizador Dynalite.



Teclado Antumbra Ethernet

Informação técnica

O Antumbra Ethernet Keypad é um teclado de interface compacto que pode lançar até de seis cenas criadas com um controlador LightSystem Manager ou Antumbra iColor Keypad. O Antumbra Ethernet utiliza a tecnologia PoE para eliminar a necessidade de uma fonte de alimentação adicional, o que lhe proporciona maior flexibilidade em matéria de localização, facilidade de instalação e segurança de funcionamento. É fornecida em dois componentes: Módulo Teclado Antumbra (ver Interfaces de utilizador Dynalite) e Módulo Ethernet de comunicação que contém todas as funções lógicas e de comunicação e que pode ser programado previamente.



Controlo	Ethernet. Suporta 10/100 Mbps completos através de um comutador PoE IEEE 802.3af.
Potência de entrada	3 W, no máximo, via PoE
Dimensões	88 x 88 x 45 mm
Peso	148 g
Compartimento (módulo de comunicação)	Plástico branco semimate

Conector	RJ45 (cabo de dados recomendado Cat. 5e ou superior)
Temperatura de funcionamento	-5°C a +50°C
Umidade	0 - 90%
IP	IP20
Certificados	UL/cUL, CE, CQC, FCC Classe A, C-Tick
Acessórios	Power over Ethernet Switch (4 portas) Power over Ethernet Injector

Um sistema de controlo completo deve incluir o Módulo de aplicação Antumbra (teclado, rebordo e placa de montagem), o Módulo de comunicação Ethernet, um switch ou injetor PoE e um controlador como o Light System Manager gen5. Para a configuração completa do teclado, do rebordo e da placa de montagem, consulte a secção Interfaces de utilizador Dynalite.


FERRY BUILDING

Controladores

Criar e controlar efeitos de luz e shows é fácil com a linha de controladores DMX e Ethernet. Controladores poderosos e fáceis de usar permitem obter controlo completo de qualquer sistema de iluminação LED, desde as instalações mais simples até grandes exibições de vídeo, incluindo o Interact Landmark.




colorkinetics.com/controls

				
Características	iColor Player	ColorDial Pro	Teclado iColor Antumbra Button	Antumbra Touch iColor Keypad
Protocolo	DMX	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Nós	170	170		
Universos	1	1		
Cenas em reprodução (quantidade)	1	8	6	6
Espetáculos dinâmicos (quantidade)	25	7	6	6
Reprodução de vídeo	–	–	–	–
Calendários	–	–	–	–
Várias zonas	–	–	–	–
Integração de sensores	–	–	–	–
Integração de teclado	–	–	Integrado	Integrado
API / Cloud	–	–	–	–
Software de comissionamento	QuickPlay Pro	QuickPlay Pro	QuickPlay Pro	QuickPlay Pro
Software de autoria	ColorPlay 3	–	Antumbra iColor Keypad Effect Manager	Antumbra iColor Keypad Effect Manager
Consumo de energia	5 W	PoE	Máximo 3 W via PoE	Máximo 3 W via PoE



	
iPlayer 3	**iPlayer 4**
DMX	Ethernet
340	500 – 15.000
2	1 – 90
>100	>100
25	12
–	Efeitos de animação com imagem/frame
Configurável no dispositivo	Configurável na interface web
–	Suportado
Difusor curvo de contacto com AuxBox via porta em série	–
Teclado serial	Teclado serial Teclado Ethernet
–	HTTP REST via Interact Landmark
QuickPlay Pro	QuickPlay Pro
ColorPlay 3	Light System Composer
5 W	Máximo 180 W



Outros equipamentos auxiliares

Produto	Usado com	Controlo	Consumo de energia	Ambiente	Certificação
AuxBox	iPlayer 3, iPlayer 4	Em série via iPlayer 3	—	Seco	UL/cUL, CE
DMX Splitter and Booster	O DMX/RDM Splitter/Booster de 1:6 vias é compatível com comunicações bidirecionais de produtos Color Kinetics e Vaya.	—	Máximo 4,5 W	Interior, IP20	FCC Clase B, CE, ETL
Conversor multiprotocolo	Permite a utilização de fontes de tensão de linha/dados baseadas em DMX com dispositivos KiNET, (ColorDial Pro)	Conversor de protocolo de iluminação. KiNET para DMX512, DMX512 para KiNET e RS232 para KiNET	—	Seco/ húmido, IP40	FCC Clase A, CE
Luminex Luminode 4 DIN	A linha de controladores KiNET da Color Kinetics, incluindo iPlayer 4, Antumbra iColor Keypad e ColorDial Pro, ou controladores de terceiros	O Luminex Luminode 4 DIN aceita entradas KiNET e Art-Net através de uma conexão Ethernet e transmite dados de luz DMX para até quatro universos de equipamentos de iluminação.	10 W	Seco	UL/cUL, FCC Clase A, CE, UKCA, IEC, CB, ICES
Injector PoE	Para uso com controladores Color Kinetics com Power over Ethernet (PoE)	Compatível com Ethernet IEEE 802.3af	15,4 W	Interior, IP20	UL, FCC Clase B, CE, C-Tick, CCC, S-Jet, TUV, SAA
PoE Switch	Comutador Gigabit de 8 portas com 4 portas PoE utilizado com Ethernet Controller Keypad, ColorDial Pro e Multi-Protocol Converter	Ethernet IEEE: 802.3 Ethernet, 802.3u, 802.3x Flow Controlo, 802.3af (power over data pairs)	Máximo 63,2 W	Interior, IP20	UL/cUL, FCC Clase B, CE, C-Tick

Interfaces de utilizador


Produto	Usado com	Controlo	Consumo de energia	Ambiente	Certificación
Antumbra Button Ethernet Keypad	ColorDial Pro, Antumbra iColor Keypad	Ethernet. Suporta full ou half duplex de 10/100 Mbps de qualquer comutador Ethernet compatível com PoE ou IEEE 802.3af. É necessário um injetor PoE para comutadores não compatíveis com a IEEE 802.3af	Máximo 3 W vía PoE	Interior, IP20	UL/cUL, FCC Clase A, CE, CQC, C-Tick
Antumbra Touch Ethernet Keypad	ColorDial Pro, Antumbra iColor Keypad	Ethernet. Suporta 10/100 Mbps full ou half duplex de qualquer switch Ethernet compatível com PoE ou IEEE 802.3af. É necessário um injetor PoE para comutadores não compatíveis com a IEEE 802.3af	Máximo 3 W vía PoE	Interior, IP20	UL/cUL, FCC Clase A, CE, CQC, C-Tick
Controller Keypad	iPlayer 3	Série. +5 VDC a 50 mA, a partir do iPlayer 3	—	Interior, seco	CE

Software do controlador

Produto	Usado com	Descrição	Interface
ColorPlay 3	iPlayer 3, iColor Player	Software robusto e fácil de usar para criação e gerenciamento de shows de luzes LED	Windows®, Mac®
Antumbra iColor Keypad Effect Manager	Teclado Antumbra iColor (botão, toque)	Modifique rapidamente os efeitos e configurações de iluminação no Antumbra iColor Keypad	Windows®, Mac®
Light System Composer	iPlayer 4	Software profissional de criação de shows	Windows®, Mac®
Ferramenta de gerenciamento de vídeo Pro	Video System Manager Pro	Permite mapeamento de vídeo de pixels para nós em uma instalação	Windows®, Mac®
QuickPlay Pro	iPlayer 3, QuickConfig, SmartJack Pro, equipamentos de iluminação CK, fontes de tensão de linha/dados	Software de configuração, teste e comissionamento de sistemas de iluminação LED	Windows®, Mac®
Calculadora de configuração	Produtos Color Kinetics	Crie planos de iluminação para equipamentos de iluminação CK, Data Enabler Pro e controladores	Windows®, Mac®
Vaya Calculadora de configuração	Produtos Vaya	Crie planos de iluminação para equipamentos de iluminação Vaya	Windows®
ColorPlay Software	Versão 3: iPlayer 3, iColor Player Versão 4: iPlayer4	Versão 3: software robusto e fácil de usar para gerir e criar espetáculos de luz LED Versão 4: Parte do novo portfólio de Criação e Controle, permite criar shows, efeitos, mudanças de cores, etc. em uma linha do tempo e com uma interface muito fácil de usar	Windows®, Mac®
iPlayer 4 Firmware	iPlayer4	Firmaware para o hardware iPlayer4	-
QuickPlay Pro 2 Software	Versão 3: iPlayer 3, iColor Player Versão 4: iPlayer4	Software de configuração, teste e comissionamento para a maioria dos produtos Color Kinetics.	Windows®, Mac®

Fontes de tensão de linha e dados e proteção contra sobretensão

As fontes de energia e de dados são projetadas para serem integradas em sistemas inteligentes de iluminação LED colorida, branca regulável ou branca fixa. Integram a correção do fator de potência, blocos de terminais para ligação rápida e comutação automática de 100 a 240 V, quando aplicável.





Data Enabler Pro gen3



Detalhes do produto




Benefícios

- Mayor longitud de ramales al combinarse con luminarias Powercore Pro
- Soporta protocolos DMX y ethernet KiNET y sACN (Gigabit)
- Botón de testeo y LEDs de diagnóstico incorporados
- Un diseño que permite una menor “huella” en la instalación
- Mayor protección frente a sobretensiones, 6kV


Instalação

Os detalhes específicos da instalação variam consoante o tipo de luminária, controlador, ambiente e rede
https://www.colorkinetics.com/global/support/install-tool

Configuração DMX



Configuração Ethernet







Data Enabler Pro gen3

Informação técnica

IP66 | máx +50°C -40°C mín

O Data Enabler Pro gen3 é uma fonte combinada de energia e dados para as luminárias Powercore da Color Kinetics.





Materiais	Carcaça de alumínio fundido com ranhuras para montagem à superfície. Revestimento em pó cinzento industrial mate
Tensão de entrada elétrica	100 a 277 VAC, com alcance automático, 50/60 Hz (UL)* 100 a 240 VAC, com alcance automático, 50/60 Hz (CE)*
Corrente máxima de entrada	16.5 A máximo
Corrente de carga	16 A máximo
Consumo	20 W máximo
Proteção contra picos de corrente	Diferencial máximo de 6 kV (L para N) Comum máximo de 6 kV (L para Terra ou N para Terra), proteção até 4 kV na linha de dados.
Protocolo de controlo	DMX / KiNET/ sACN
Entrada para tensão de linha	Entrada para tensão de linha através de bloco de terminais de 3 pólos aceitando fios de 18 a 8 AWG (1–10 mm2)
Saída Powercore (tensão de linha e dados)	Saída de luminária através de bloco de terminais de 4 pólos aceitando fios de 18 a 8 AWG (1 – 10 mm2)

Saída de energia e dados separada	Saída de energia e dados separada para Accent MX Powercore
DMX de entrada/saída	Entrada e saída DMX através de conectores de bloco de terminais de 4 pólos que aceitam fios de 24 a 16 AWG (0,2 a 1,5 mm^2)
Entrada/Saída Ethernet	1x Gigabit Ethernet através de conector 8P8C (RJ45) 2x 100 Mbit Ethernet através de conectores IDC de entrada única de 2 pares aceitando fios de 26 a 22 AWG (0,22 a 0,34 mm^2)
Furos de entrada roscados	Gama completa de controladores Color Kinetics, controladores DMX de terceiros, controladores Ethernet compatíveis com KiNET ou controladores sACN.
Peso	3,0 kg
Temperatura operacional	Temperatura inicial -40 °C a 50 °C
Umidade	0 a 95%, sem condensação
IP	IP66
Certificados	UL/cUL, Classe A FCC, CE

Surge Protector Powercore



O Powercore Surge Protector é um dispositivo especializado de proteção contra surtos para fornecer proteção adicional contra surtos elétricos para equipamentos de iluminação Color Kinetics Powercore.

Benefícios


- Oferece proteção contra sobretensão elétrica temporária acoplada aos cabos de dados L, N, G, CKDMX e 4 fios dos equipamentos de luz CK Powercore.
- Também protege equipamentos de iluminação que não sejam Powercore: O Powercore Surge Protector também é compatível com equipamentos de iluminação que não possuem linha de dados (L/N/G), incluindo os equipamentos de iluminação Color Kinetics eW, eColor, Vaya e outras.
- O indicador LED integrado dentro da caixa fornece uma confirmação visual da proteção contra sobretensão para a tensão de linha e para os dados.
- Moldura adequada para utilização no exterior em ambientes húmidos e molhados.



Surge Protector

Informação técnica

O Powercore Surge Protector é um dispositivo especializado de proteção contra surtos para fornecer proteção adicional contra surtos elétricos para equipamentos de iluminação Color Kinetics Powercore.



Tensão de entrada	100 a 277 VCA, ajustável automaticamente
Consumo	< 1 W
Modo de proteção	Diff (L-N)/com (L-PE N-PE)
Corrente nominal de descarga (I_N)	10 kA
Up L-N	1,4kV
Up L-N	2,5 kV
Up N-PE	2,5 kV
Proteção de dados	Impulso 100 A

Dimensões	87 x 267 x 138 mm
Peso	2,4 kg
Moldura:	Fundição de alumínio
Temperatura de funcionamento	-40 a +60°C
Indicador de fim de vida	2 LED
IP	66
Certificados	CE

Fontes de energia e dados

As nossas fontes de tensão de linha/dados são projetadas especificamente para fornecer energia e dados aos nossos equipamentos LED inteligentes. As suas características, líderes do setor, incluem a correção do fator de potência, ligações e gama automática de tensão.

Família de equipamentos de iluminação	Fonte de tensão de linha/dados	Equipamentos de iluminação por PDS
Equipamentos de iluminação Powercore Inclui os equipamentos de iluminação IntelliHue, RGBW, RGBA, RGB e iW.	Data Enabler Pro gen3	Variável dependendo do consumo de energia, limite de dados e limite de cabo. Consulte Calculadora de configuração para obter mais informações.
iColor Accent Compact, RGBW	PDS-400 48V EO	12 equipamentos de iluminação de 1228,5 mm (4 pés) no total
	Módulo de controlo CM-400 48 V EO e fonte de tensão de linha. (vendido separadamente)	
Flex Compact gen3, RGB **Flex Compact gen3 Ambiente hostil, RGB** **Flex Compact, iW** **Flex Compact Ambiente hostil, iW** **Flex Compact, eW**	sPDS-480ca 24V	480 nós
	Módulo de controlo CM-150 AC gen2 Montagem em calha DIN ou em superfície e fonte de tensão de linha. (vendido separadamente)	150 nós
Flex Micro gen3, RGB **Flex Micro gen3 Ambiente hostil, RGB**	sPDS-480ca 7,5V	1.152 nós
	Módulo de controlo CM-150 AC gen2 Montagem em calha DIN ou em superfície e fonte de tensão de linha. (vendido separadamente)	150 nós
	PDS-60ca 7.5V	144 nós
Flex Micro, eW	sPDS-480ca 24V	600 nós
	Módulo de controlo CM-150 AC gen2 Montagem em calha DIN ou em superfície e fonte de tensão de linha. (vendido separadamente)	150 nós
FlexElite IntelliHue **FlexElite RGBW** **FlexElite RGBA** **FlexElite iW**	PDS-400 48V CA4	128 nós, controlo DMX de 4 canais consoante a configuração, resolução de dados e limite do cabo. Consulte Guia de aplicação FlexElite para obter mais informações.
	Módulo de controlo CM-550 48 V CA4 Montagem em calha DIN ou em superfície e fonte de tensão de linha. (vendido separadamente)	128 nós, controlo DMX de 4 canais e Ethernet consoante a configuração, resolução de dados e limite do cabo. Consulte Guia de aplicação FlexElite para obter mais informações.
C-Splash 2	PDS-150e	6 equipamentos de iluminação C-Splash 2
Vaya Tube G2, RGBW	Control Module CM-150 CA gen2Montagem em superfície de 3 cabos e fonte de tensão de linha. (vendido separadamente)	12 m (40 pés) por CM-150 CA gen2 port (x2)

Tensão de entrada	Tensão de saída	Ambiente	Controlo
100 a 277 VCA, faixa automática, 50/60 Hz	–	Seco/húmido/molhado, IP66	DMX o Ethernet
100 a 277 VCA, faixa automática, 50/60 Hz	48 VDC	Seco/húmido/molhado, IP66	Ethernet
48 VCC por módulo de controlo. Potência dos equipamentos de iluminação não incluída.	48 VDC	Seco, IP00	Ethernet
100 a 240 VAC, gama automática, 50/60 Hz	24 VDC	Seco/húmido, IP20	Ethernet
24 VCC por módulo de controlo. Potência dos nós não incluída.	24 VDC	Seco, IP20 o Seco/húmido/molhado, IP66	DMX o Ethernet
100 a 240 VAC, gama automática, 50/60 Hz	7,5 VDC	Seco/ húmedo, IP20	Ethernet
7,5 VCC por módulo de controlo. Potência dos nós não incluída.	7,5 VDC	Seco, IP20 o Seco/húmido/molhado, IP66	DMX o Ethernet
100 a 240 VAC, gama automática, 50/60 Hz	7,5 VDC	Seco/húmido/molhado, IP66	Preprogramado, DMX o Ethernet
100 a 240 VAC, gama automática, 50/60 Hz	24 VDC	Seco/húmido, IP20	Ethernet
24 VCC por módulo de controlo. Potência dos nós não incluída.	24 VDC	Seco, IP20 ou Seco/húmido/molhado, IP66	DMX o Ethernet
100 a 277 VCA, faixa automática, 50/60 Hz	48 VDC	Seco/húmido/molhado, IP66	0–10V, DMX o Ethernet
3,4 W a 48 VDC por módulo de controlo. Potência dos nós não incluída.	48 VDC	Seco, IP20 ou Seco/húmido/molhado, IP66	DMX o Ethernet
100 a 240 VAC, gama automática, 50/60 Hz	24 VDC	Seco/húmido, IP20	DMX o Ethernet
24 VCC por módulo de controlo. Potência dos equipamentos de iluminação não incluída.	24 VDC	Seco/húmido/molhado, IP66	DMX o Ethernet

Fontes de tensão de linha

Usado com	Fonte de tensão de linha	Compatibilidade de tensão de linha	Potência de saída	Ambiente	Certificação
Para uso com CM-400 48V EO	PS-480 48V Montagem em trilho DIN	90 a 264 VAC, 47/63 Hz	48 VDC	Seco, IP20	UL/cUL, CE
PDS-400 48V EO fonte de tensão de linha de reinstalação de lâmpadas	PS-600 48V	90 a 305 VAC, 47/63 Hz	48 VDC	Seco/húmido/molhado, IP65, 5G	UL/cUL, CE
XITANIUM tensão de linha para equipamentos de iluminação, 100 W 24 V, 120 a 277 V	XITANIUM Requer tensão de linha	120 a 277 VAC, 50/60 Hz	100 W	IP66	UL, CE, CSA
Fonte de tensão de linha, 320 W 24 V, 100 a 277 V, para utilizar com CM-150 CA gen2	Fonte de alimentação MEAN WELL	120 a 277 VAC, 50/60 Hz	320 W	IP67	UL/CE/PSE
Fonte de tensão de linha, 320 W 24 V, 100 a 277 V, para utilizar com CM-150 CA gen2	Fonte de alimentação MEAN WELL	120 a 277 VAC, 50/60 Hz	320 W	IP67	CCC
Fuente alimentación, 320 W 24V, 100 a 277 V, para usar con CM-150 CA gen2	Fonte de alimentação MEAN WELL	120 a 277 VAC, 50/60 Hz	320 W	IP67	RCM

Protetor contra surtos

Usado com	Produto	Entrada de tensão de linha	Proteção contra sobretensão	Certificação
O Surge Protector Powercore é um dispositivo de proteção contra sobretensão elétrica temporária acoplada aos cabos de dados L, N, G, CKDMX e 4 fios dos equipamentos de luz CK Powercore	Surge Protector Powercore, IP 66 com corpo em alumínio	100 A 240 vac, 50/60 Hz	Testado em In 10 kA: saída de 1 kV L-N e 2 kV para L-G e N-G (UL1449 5.º edição). Saída L-N de 1,4 kV e 2,5 kV para L-G, N-G (IEC 61643-11). Proteção contra surtos de até 12kV/10kA para todas as tecnologias de iluminação.	UL/cUL/CE



Uni

PHILIPS



Uni é uma gama de projectores de arquitetónicos LED que permitirá a arquitetos e designers de iluminação criarem sem limites tudo que possam imaginar. Os projectores com várias formas e tamanhos, cilíndricos, retangulares, compactos ou grandes e as várias opções óticas e com controlo DMX tornam esta gama numa das mais versáteis do portefólio Signify. As possibilidades com a gama Uni são infinitas.

A gama Uni conta com várias soluções de iluminação de arquitetura, desde projectores lineares, cilíndricos ou retangulares a linhas luminosas para fixar, a spots e tiras de LED, etc.

Benefícios

- Iluminação LED de qualidade
- Designs mecânicos robustos e óticas de alta eficiência
- Flexibilidade e adaptabilidade a cada projeto
- Várias formas e tamanhos que se adaptam a qualquer arquitetura

Características

- Versões branco, de cor e RGBW
- Grande variedade de óticas que se adaptam a todos os requisitos
- DMX como standard para todas as temperaturas e tons de cor
- Compatível com Uni, Color Kinetics e controladores DMX de terceiros



UniEdge
Página 400



UniStrip
Página 402



UniFlood C Pro
Página 404



UniSpot
Página 406



UniFlood M gen2
Página 408



UniFlood G G2
Página 410



UniBar
Página 412



UniDot G3
Página 414



UniString
Página 416



Controladores y accesorios
Página 420


Cabos e acessórios Uni

Código	Descrição	Descrição	Detalhe
Terminadores de linha			
911401742402	ZXP399 endcap male connector (20 pcs)	Terminadores macho	Para todos, exceto versões ON/OFF com corrente alternada (rede elétrica)
911401742412	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	Terminadores fêmea	Para todos, exceto versões ON/OFF com corrente alternada (rede elétrica)
911401714664	ZXP399 endcap male connector (20 pcs) Comp	Terminadores macho	Para UniBar Compact
911401714674	ZXP399 endcap female connector (20 pcs) Comp	Terminadores fêmea	Para UniBar Compact
Versões com DMX para corrente alternada (rede)			
911401742342	ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)	Cabo de ligação 2 m	Para versões DMX com corrente alternada (rede elétrica)
824110118651	ZXP399 Jump 4P DMX cable 0.6m (10 pcs)	Cabo de ligação 0,6 m	Para versões DMX com corrente alternada (rede elétrica)
824110184661	ZXP399 Lead 4P DMX cable 5m (10 pcs)	Cabo inicial 5 m	Para versões DMX com corrente alternada (rede elétrica)
911401742332	ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)	Cabo inicial 2 m	Para versões DMX com corrente alternada (rede elétrica)
Versões com DMX de corrente contínua			
911401742362	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)	Cabo de ligação 2 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
824110102292	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 0.3m (25pcs)	Cabo de ligação 0,3 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
911401714500	ZXP399 Jump 5PDC/DMXcable 2m(10pcs) Comp	Cabo de ligação 2 m	Para versões DMX de corrente contínua de BCS440
824110187981	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 5m (10 pcs)	Cabo inicial 5 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
911401742352	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)	Cabo inicial 2 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
911401714574	ZXP399 Lead 5PDC/DMXcable 2m (10pcs) Comp	Cabo inicial 2 m	Para versões DMX de corrente contínua de BCS440
Versões on/off de corrente contínua			
911401742392	ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)	Cabo de ligação 2 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
824110102072	ZXP399 Jump 2P DC cable 0.5m (20 pcs)	Cabo de ligação 0,5 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
911401714644	ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10pcs) Comp	Cabo de ligação 2 m	Para versões DMX de corrente contínua, de BCS440
824110186681	ZXP399 Lead 2P DC cable 5m (5 pcs)	Cabo inicial 5 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
911401742382	ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)	Cabo inicial 2 m	Para versões DMX de corrente contínua, exceto BCS440
911401714634	ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10pcs) Comp	Cabo inicial 2 m	Para versões DMX de corrente contínua, de BCS440

IMPORTANTE:

- As versões DMX das luminárias UNI com tensão de rede CA requerem cabos iniciais de 4P, terminais fêmea e, opcionalmente, dependendo da disposição no terreno, cabos de ligação 4P.
- As versões on/off das luminárias UNI DC requerem cabos 2P e terminais macho ou fêmea, consoante a disposição no terreno.
- Se pretender ligar as luminárias umas às outras com comprimentos superiores aos dos cabos fornecidos com as luminárias, são necessários cabos de ligação 2P adicionais.
- As versões DMX das luminárias UNI DC requerem cabos 5P e terminais macho ou fêmea, consoante a disposição no terreno. Se pretender ligar as luminárias entre si com comprimentos maiores do que os cabos de dados incorporados nas luminárias, são necessários cabos de ligação 5P adicionais.

Todas as luminárias UNI DMX necessitam da ferramenta ZXP399 addressing kit, para efetuar o endereçamento durante a colocação em funcionamento da instalação


UniBar Compact
UniBar
UniString Compact
UniString
UniDot G3
UniStrip Compact Pro
UniStrip G5
UniStrip G4 AC
UniFlood C Pro
UniFlood M G2 Micro y Compact
UniFlood M G2
UniFlood G G2
BCS440
BCS441
BCS340
BCS341
BCS342
BWS401
BWS402
BWS300
BWS301
BWS302
BGS400
BGS401
BGS402
BCP402
BCP351
BCP352
BCP354
BCP383
BCP385
BVP371
BVP372
BVP373
BVP374
BVP353 C
BVP353 MICRO
BVP353
BVP354
BVP355
BVP344 2G




UniEdge


Informação técnica

IP66 IK06

Projector LED linear para iluminação arquitectónica de exterior.









UniEdge

Informação técnica

IP66 IK06

Família	UniEdge
Versões	BCS390
Material	Corpo de alumínio fundido em molde com pressão e revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de alumínio extrudido. Junta de silicone. Lentes de PC antienvelhecimento e anti-UV
Fluxo sistema de família	Até 162 lm
Consumo do sistema de família	10W, exceto a versão RGB 7W
Óticas e difusores	3x90°
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBNW, RGB
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento (Integrado)	Não incluido, funciona a 24VDC. Equipamento recomendado LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600
Possibilidade de regulação	DMX512


Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	0,85 kg máx.
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do mo delo.
Conexão	Bloco de terminais macho / fêmea IP67 para fiação de passagem de energia e dados.
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	Orientável -5° a +85° O endereçamento das versões DMX realiza-se com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniStrip

Informação técnica

Família de projectores lineares para iluminação rasante. Versões de baixa tensão (versões G5 e Compact Pro) e tensão de rede (versões G4 e G5).











UniStrip

Informação técnica

Família	UniStrip
Versões	Baixa tensão: BCP356/351/352 . Compact Pro - BCP402 Tensão de rede: G5 - BCP354 . G4 - BCP383/385
Material	Corpo de alumínio extrudido com tampas finais de alumínio fundido em molde com pressão e revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Junta de silicone. Difusor de vidro temperado. Lentes de PC/PMMA antienvelhecimento e anti-UV. Suporte de alumínio extrudido.
Fluxo sistema de família	**BCP351**: até 649 lm (300 mm) - até 801 lm (500 mm) - até 1602 lm (1000 mm) **BCP352**: até 889 lm (300 mm) - até 1333 lm (500 mm) - até 2667 lm (1000 mm) **BCP383**: até 1270 lm (300 mm) - até 2550 lm (500 mm) - até 4720 lm (1000 mm) **BCP354**: até 2461 lm (300 mm) - até 3803 lm (500 mm) - até 7606 lm (1000 mm) **BCP385**: até 6950 lm (520 mm) - até 8690 lm (1000 mm) **BCP356**: até 344 lm (300 mm) - até 574 lm (500 mm) - até 1148 lm (1000 mm) **BCP402:** até 185 lm (300 mm) - até 309 lm (500 mm) - até 534 lm (1000 mm)
Consumo do sistema de família	**BCP351**: 9 W (300 mm)-12 W (500mm)-24W (1000 mm) **BCP352**: 12 W (300 mm)-18 W (500 mm)-36W (1000 mm) **BCP383**: 15 W (300 mm)-27 W (500 mm)-50 W (1000 mm) **BCP354**: 32 W (300 mm)-50 W (500 mm)-100 W (1000 mm) **BCP385**: 60 W (520 mm)-120 W (1000 mm) **BCP356**: 4,5 W (300 mm)-7,5 W (500 mm)-15 W (1000 mm) **BCP402:** Até 10 W (300 mm)- 18 W (500mm)- 36 W (1000 mm)
Óticas e difusores	Consultar dependendo da versão. **BCP402:** A30C9 (A30+15°x45°), C10 (15x60°) **BCP351/352:** 15°, 17°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, C2 (12x45°), C4 (15x30°), C5 (15x55°), C7 (20x55°). **BCP383:** 15°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 12x45°, 15x55°, A2 (16x35°). **BCP354:** 10°, 15°, 17°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, C1 (12x30°), C2 (12x45°), C3 (12x50°), C4 (15x30°), C5 (15x55°), C7 (20x55°) **BCP385:** 7°, A1 (7,5x27°), A5 (7,5x50°), A7 (15X40°) **BCP356:** 30°,45°, 60°, C6 (20x30°), C8 (25x35°)
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, RGBNW, RGBWW stándar. Outras temperaturas de cor, cores sólidas e branco sintonizável mediante solicitação.
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento	Versões a baixa tensão (351/352/356/BCP402) Equipamentos não incluídos, funcionam a 24VDC. Equipamento recomendado LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600

Possibilidade de regulação	DMX512. Para versões AC, consulte as versões DALI a pedido em versões brancas ou de cor sólida
Classe elétrica	Classe III para BP351/352/356 e BCP402 Classe I para BCP383/384/385
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06 para BCP351/352/383/354/385/356/BCP402
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas a 35°C L70B50
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BCP351**: 0,36 kg (300 mm) - 0,65 kg (500 mm) - 1,22 kg (1000 mm) **BCP352**: 0,5 kg (300 mm) - 0,75 kg (500 mm) - 1,4 kg (1000 mm) **BCP383**: 1,5 kg (300 mm) - 2 kg (500 mm) - 3,5 Kg (1000 mm) **BCP354**: 1,1 kg (300 mm) - 1,73 kg (500 mm) - 3,45 kg (1000 mm) **BCP385**: 4,5 kg (520 mm) - 8,5 kg (1000 mm) **BCP356**: 0,3 kg (300 mm) - 0,45 kg (510 mm) - 0,82 kg (1000 mm) **BCP402:** Máx. 0,3 kg (300 mm)- 0,5 kg (500 mm) - 0,9 kg (1000 mm)
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados.
Acessórios	Paralumens anti encadeamento, consultar dependendo da versão, tampas finais e cabos guia e de união para dados
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar). Número diferente de pixels
Informações adicionais	Ajustável ±95° para BCP351/352/383/356/BCP402. +90 a -5° para BCP354. ±58° para BCP385 BCP351/352: Até 8 píxeles. Versão opcional com LED 4in1 para Versões RGBW para uniformidade máxima. BCP383: Até 6 píxeles. Versão opcional com LED 4in1 para versões RGBW para uniformidade máxima. BCP354: Até 6 píxeles. Versão opcional com LED 4in1 para versões uniformidade máxima. BCP385: Versões de 6,24 e 30 LED para cada seção de 500 mm. Versão opcional com LED 4in1 para Versões RGBW uniformidade máxima. BCP356/402: Até 10 píxeles. Versão opcional com LED 4in1 para versões uniformidade máxima. O endereçamento do Versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniFlood C Pro


Informação técnica

IP66 | IK06


Família de projectores cilíndricos LED para banhar e de acentuação no exterior.




BVP371



BVP372



BVP373



BVP374







UniFlood C Pro

Informação técnica

IP66 | IK06

Família	UniFlood C Pro
Versões	Compact (BVP371), Small (BVP372), Medium (BVP373), Large (BVP374).
Material	Corpo de alumínio extrudido com tampas finais de alumínio fundido em molde. Revestimento em pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de aço inoxidável. Junta de silicone. Lentes de PMMA antienvelhecimento e anti-UV. Braços em aço laminado a frio. Design com perfis rasos para evitar a acumulação de água em aplicações de iluminação ascendente.
Fluxo sistema de família	**Compact (BVP371):** Até 1985 lm. **Small (BVP372):** Até 1249 lm (6LED), 3085 lm. (15/16LED), 3780 lm. (18/20LED). **Medium (BVP373):** Até 3772 lm (18LED), 6385 lm (30/32LED), 7880 (36LED). **Large (BVP374):** Até 6590 lm (30LED), 9695 lm (48LED), 12975 lm (60LED).
Consumo do sistema de família	**Compact (BVP371):** 24W. **Small (BVP372):** 15W (6LED), 40W (15/16LED), 50W (18/20LED). **Medium (BVP373):** 45W (18LED), 80W(30/32LED), 100W (36LED). **Large (BVP374):** 80W (30LED), 120W (48LED), 150W (60LED).
Óticas e difusores	Consultar dependendo da a versão ótica disponível 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento	Incluído, 220V – 240 VAC

Possibilidade de regulação	DMX512 (DMX/RDM a pedido). Para versões AC, consulte as versões DALI a pedido em versões brancas ou de cor sólida
Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70 a 35 °C para versões de luz branca
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**Compacto (BVP371):** máx. 1,8 kg. **Pequeno (BVP372):** máx. 3 kg. **Médio (BVP373):** máx. 6,5 kg. **Grande (BVP374):** máx. 8,5 kg.
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados, cabo de 4 pólos com extremidades livres para alimentação
Acessórios	Para lúmens antirreflexo, cabo de partida 4P, cabo de conexão 4P, caps.
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	Orientável ±90° O endereçamento das versões DMX realiza-se com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniSpot Novidade

Informação técnica

IP66 | IK06

Projector exterior sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente em diversos ambientes urbanos.









UniSpot Novidade

Informação técnica

IP66 IK06

Família	UniSpot
Versões	Compact (BVP375) Small (BVP376) Medium (BVP377) Large (BVP378)
Material	Corpo e suporte em alumínio fundido. Revestimento em poliéster aplicado eletrostaticamente. Lentes PMMA de alta eficiência ótica com proteção UV. Cobertura em vidro temperado transparente.
Fluxo sistema de família	**Compact (BVP375):** até 895 lm **Small (BVP376):** até 1.730 lm **Medium (BVP377):** até 2.365 lm **Large (BVP378):** até 4.005 lm
Consumo do sistema de família	**Compact (BVP375):** 10 W **Small (BVP376):** 12–20 W **Medium (BVP377):** 30 W **Large (BVP378):** 50 W
Óticas e difusores	Verifique de acordo com a versão: 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 55° dependendo da versão.
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Driver	Integrado/remoto consoante a versão. Fonte de alimentação 24 VCC (BVP375–377) e 220 VCA (BVP378)
Possibilidade de regulação	DMX512 (DMX/RDM disponível mediante pedido). Para as versões AC, consulte-nos sobre as versões DALI disponíveis mediante pedido nas cores branco ou sólido.

Classe elétrica	Classe III (BVP375, BVP376 e BVP377). Classe I (BVP378).
Cor / Acabamentos	Cinzento-escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	IK06 (BVP375 e BVP376); IK08 (BVP377 e BVP378)
Marca CE	Sim
Vida útil	50.000 h L70B50 a 35°C (branco) e 50.000 h L50B50 a 35°C (RGB/RGBW)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (em funcionamento) -35 °C a +50 °C (inicialização) -40 °C a +70 °C (armazenamento)
Peso	**Compact (BVP375):** máx. 0,5 kg **Small (BVP376):** máx. 0,84 kg **Medium (BVP377):** máx. 1,8 kg **Large (BVP378):** máx. 2,84 kg
Instalação	Montagem à superfície utilizando suporte ajustável
Conexão	Conectores IP66 macho/fêmea. Fonte de alimentação 24 VDC ou 220 VAC dependendo da versão. Interfaces DMX512, RDM e DALI.
Acessórios	Cabos de alimentação e DMX, extensões, conectores em Y e terminais macho/fêmea.
Outras opções a pedido	Cores monocromáticas, RGBW, temperaturas de cor especiais, comprimentos de cabo personalizados e versões DALI.
Informações adicionais	Projetor LED arquitetónico para fachadas, monumentos, pontes e paisagismo. Design compacto, múltiplas distribuições de luz e vasta gama de cores.




UniFlood M gen2

Informação técnica


IP66 IK06

Família modular de projectores retangulares de vários comprimentos e com até 3 cabeças iluminação de acentuação rasante ou para banhar.


BVP353 MICRO




BVP353




BVP354





BVP355




BVP353C















UniFlood M gen2

Informação técnica

IP66 IK06

Família	UniFlood M gen2
Versões	Versões de tensão de rede: Mono (BVP353), Duplo (BVP354), Triplo (BVP355) Versões de corrente contínua: BVP353 C e BVP353 MICRO
Material	Corpo de alumínio extrudado com tampas finais de alúmínio fundido em molde. Revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor curvo de vidro temperado claro. Suporte de aço inoxidável. Junta de silicone. Lentes de PMMA antienvelhecimento e anti-UV. Versões Compact e Micro: carcaça em alumínio fundido e lira em aço inoxidável (SUS304)
Fluxo sistema de família	**Mono (BVP353):** Até 2045 lm (L15), 2605 lm (L18), 3340 lm (L21), 4390 lm (L24), 5340 lm (L30), 6775 lm (L35), 8685 lm (L40), 11145 lm (L50), 13725 lm (L57), 735 lm (Compact), 155 lm (Micro) **Duplo (BVP354):** Até 18525 lm (L40), 21360 lm (L50), 27450 lm (L57). **Triplo (BVP355):** Até 233445 lm (L50), 41175 lm (L57).
Consumo do sistema de família	**Mono (BVP353):** L15: 15 W (6LED), 24 W (12LED). L18: 20 W (8/9LED), 30 W (15/16LED). L21: 20 W (12LED), 30 W (18/20LED). L24: 50 W (24LED). L30: 45 W (16/18LED), 60 W (30/32LED), L35: 80 W (36LED), L40: 60 W (24LED), 100 W (48LED). L50: 80 W (30/32LED), 120 W (60LED). L57: 100W (36LED), 150W (72LED), 300 W (144LED).Compact: máx. 3 W (1 LED), 8 W (3 LED), máx. 10 W (4 LED). Micro: 3 W. **Duplo (BVP354):** L40: 120 W (48LED), 200 W (96LED). L50: 160 W (60/64LED), 240 W (96LED) . L57: 200W (96LED), 300W (144LED). **Triplo (BVP355):** L50 240 W (90/96LED), 360 W (216LED). L57: 300 W (108LED), 450 W (216LED).
Óticas e difusores	Consultar dependendo da a versão ótica disponível. 3°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°
Temperatura cor	3000K, 4000K, RGBW. Outras temperaturas de cor a consulta
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento	Incluído, 220V. Versões de baixa tensão (BVP353 C e Micro) driver não incluso, operam em 24VDC.
Possibilidade de regulação	DMX512 (DMX/RDM a pedido). Para versões AC, consulte as versões DALI a pedido em versões brancas ou de cor sólida

Classe elétrica	BVP353 C e MICRO III. O resto classe I
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35°C C para versões de luz branca, L50B50 para versões de luz colorida.
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**Mono (BVP353):** Máx. 2,2 kg (L15), 2,4 kg (L18), 2,7 kg (L21), 3 kg (L24), 3,7 kg (L30), 4,8 kg (L35), 5,4 kg (L40), 6,2 kg (L50), 7,1 kg (L57). Compact: máx. 0,5 kg, Micro: máx. 0,19 kg **Duplo (BVP354):** Até 12,5 kg (L40), 14 kg (L50), 16 kg (L57). **Triplo (BVP355):** Até 18,8 kg (L50), 21 kg (L57).
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados (L50), cabos com 3 extremidades livres para fonte de alimentação (L50). Ligação de passagem também para tensão de linha nas versões on/off de corrente contínua.
Acessórios	Lâminas anti-encandeamento
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	**Mono (BVP353):** Ajustável ±90°, +/- 95° versões Compacta e Micro **Duplo (BVP354):** Ajustável ±45° definido e cada cabeça separadamente opcionalmente **Triplo (BVP355):** Ajustável ±45° definido .e cada cabeça separadamente opcionalmente. O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniFlood G G2


Informação técnica

IP66 IK06


Família de projectores retangulares modulares com uma, duas ou três cabeças para iluminação arquitetural ou de áreas por inundação.



BVP344 G2S



BVP344 G2D



BVP344 G2T







UniFlood G G2

Informação técnica

IP66 | IK06

Família	UniFlood G G2
Versões	**BVP344 G2S** (una cabeza), **BVP344 G2D** (dos cabezas), **BVP344 G2T** (tres cabezas)
Material	Corpo de alumínio extrudado, braços de aço laminados a frio. Revestimento moldado de pó de poliéster aplicado de forma eletrostática. Difusor em vidro temperado claro. Junta de silicone. Lentes de PMMA antienvelhecimento e anti-UV.
Fluxo sistema de família	**BVP344 G2S:** Até 14761 (72 LED), 20155 lm (120 LED). **BVP344 G2D:** Até 29523 (144 LED), 42440 lm (240 LED). **BVP344 G2T:** Até 44285 (216 LED), 63665 lm (360 LED).
Consumo do sistema de família	**BVP344 G2S:** 300 W (72 LED branco e 120 LED, 180 W (72 LED RGBW). **BVP344 G2D:** 600 W (144 LED branco e 240 LED), 360 W (144 LED RGBW) **BVP344 G2T:** 900 W (216 LED branco e 360 LED), 540 W (216 LED RGBW)
Óticas e difusores	Consultar dependendo da a versão ótica disponível. 3°, 5°, 10°, 15°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°
Temperatura cor	3000 K, 4000 K, RGBW. Outras temperaturas de cor (2700 K, 5000 K, tW) e cores sólidas (vermelho, azul, verde e âmbar) mediante solicitação.
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento	Incluído, 220V
Possibilidade de regulação	DMX512. Para versões AC, consulte as versões DALI a pedido em versões brancas ou de cor sólida

Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BVP344 G2S:** Máx. 13.5 kg. **BVP344 G2D:** Máx. 28 kg. **BVP344 G2T:** Máx. 41.5 kg.
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho / fêmea para cabeamento de passagem de dados, cabos com extremidades livres para fonte de alimentação.
Acessórios	Lâminas anti-encandeamento
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW), e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	**BVP344 2GS:** Ajustável ±90°. **BVP344 2GD:** Ajustável ±25° cada cabeça, ±45° conjunto. **BVP344 2GT:** Ajustável ±25° cada cabeça, ±45° conjunto O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniBar

Informação técnica

IEC EN60598 | GB 7000 | RoHS | IP66 | IK06 | IK08 | CQC | EAC

Projetor LED linear estreito de visão direta para iluminação arquitetónica exterior.









UniBar

Informação técnica

IEC EN60598 | GB 7000 | RoHS | IP66 | IK06 | IK08 | CQC | EAC

Família	UniBar
Versões	Pequeno (BCS340), Médio (BCS341), Grande (BCS342), Compact (BCS440 e BCS441)
Material	Corpo de alumínio extrudado com acabamento em oxidação anódica. Versões compactas, corpo em alumínio extrudido com revestimento de pó de poliéster aplicado eletrostaticamente e suporte em aço inoxidável. Junta de silicone. Difusor curvo opalino de PC antienvelhecimento e anti-UV.
Fluxo sistema de família	**BCS340**: Até 600 lm – 5940 nits **BCS341**: Até 770 lm – 6060 nits **BCS342**: Até 1630 lm – 6470 nits **BCS440**: Até 765 lm. **BCS441**: Até 360 lm.
Consumo do sistema de família	**BCS340**: 3 W – 300 mm, 6 W – 500 mm, 12 W – 1000 mm **BCS341**: 4 W – 300 mm, 7,5 W – 500 mm, 15 W – 1000 mm **BCS342**: 7,5 W – 300 mm, 12 W – 500 mm, 24 W – 1000 mm **BCS440**: 5W – 300 mm, 7,5 W – 500 mm, 15 W – 1000 mm. **BCS441**: 3W – 300 mm, 6 W – 500 mm, 12 W – 1000 mm.
Óticas e difusores	Visão direta, difusor opalino
Temperatura cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGBW, RGB
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento	Não incluídos, funcionam a 24VDC. Equipamentos recomendados LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600
Possibilidade de regulação	DMX512

Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Prata cinza. Versões compactas cinza escuro, semelhantes a RAL7012
IP	66
IK	08, 06 versões Compact
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas a 35 °C L70B50 (Versões RGB)L70B70 (Versões luz branca)
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BCS340**: 0,4 kg – 300 mm, 0,5 kg – 500 mm, 0,8 Kg – 1000 mm **BCS341**: 0,45 kg – 300 mm, 0,55 kg – 500 mm, 0,9 Kg –1 000 mm **BCS342**: 0,39 kg – 300 mm, 0,65 kg – 500 mm, 1,3 Kg – 1000 mm **BCS440**: 0,24 kg – 300 mm, 0,4 kg – 500 mm, 0,8 kg – 1000 mm. **BCS441**: 0,4 kg – 300 mm, 0,65 kg – 500 mm, 1,3 kg – 1000 mm.
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho/fêmea para fiação de alimentação e passagem de dados.
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar). Até 12 píxeles, consulte de acordo com a versão
Informações adicionais	Ajustável ±95° Versões compactas: fixas, não ajustáveis O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniDot G3


Informação técnica

Spot LED de visão direta para montagem em superfície e uso exterior.


BGS400



BGS401



BGS402









UniDot G3

Informação técnica

Família	UniDot G3
Versões	Pequeno (**BGS400**), médio (**BGS401 G2**) e grande (**BGS402 G2**)
Material	Cobertura em alumínio fundido com revestimento de poliéster aplicado eletrostaticamente. Difusores curvos de PC antienvelhecimento e anti-UV de alta qualidade. Junta de silicone. Versões Compact com fechos planos (CFC), semiesférico opalino (OSC) e semiesférico diamantado (DSC).
Fluxo sistema de família	**BGS400**: Até 230 lm. **BGS401**: Até 425 lm. **BGS402**: Até 675 lm. Tolerância ±10%
Consumo do sistema de família	**BGS400**: Até 230 lm. **BGS401**: Até 425 lm. **BGS402**: Até 675 lm. Tolerância ±10%
Óticas e difusores	Três tipos de difusores: plano (CFC) para luminância máxima, semiesférico opalino (OSC) para maximizar o ângulo de visão e semiesférico diamantado (DSC) para um aspeto mais sofisticada durante o dia e efeitos únicos à noite.
Temperatura cor	3000 K, 4000 K e RGBW. Outras temperaturas de cor (2700 K, 5000 K e 6500 K) ee cores sólidas (vermelho, azul, verde e âmbar) mediante solicitação.
Índice de restituição cromática	80

Equipamento	Não incluído, opera a 24VDC. Drivers recomendados Transformador LED 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 Transformador LED 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600 Consulte número máximo de luminárias por fonte de alimentação
Possibilidade de regulação	Através da comunicação DMX512
Classe eléctrica	III
Cor/ Acabamentos	Cinza escuro (semelhante a RAL7012)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas L70B50 a 35 °C
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BGS400**: máx. 0,13 kg. **BG401**: máx. 0,25 kg. **BG402**: máx. 0,31 kg.
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398–399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo
Conexão	Cabeamento de passagem de dados com bloco de terminais IP67 macho / fêmea.
Outras opções a pedido	5000 K, branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar)
Informações adicionais	O endereçamento do versões DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)




UniString

Informação técnica

IP66 IK06

Família de projectores lineares de iluminação rasante ou para banhar. Versões de baixa tensão e tensão de rede.










UniString

Informação técnica


Família	UniString
Versões	Compact (BWS401 e BWS402) pequeno (BWS300), médio (BWS301) e grande (BWS302)
Material	Corpo de PC ignífugo. Lentes anti-envelhecimento e anti UV para PC.
Fluxo sistema de família	**BWS300**: Até 53 lm - 36010 nits **BWS301:** 3 LED assimétrico: até 49 lm - 29920 nits. 6 LED simétrico: até 81 lm - 54310 nits. 6LED assimétrico: até 82 lm - 63000 nits **BWS302:** simétrico: até 140 lm - 84100 nits. Assimétrico: até 123 lm - 76930 nits **BWS401**: Até 160 lm. **BWS402**: Até 195 lm.
Consumo do sistema de família	**BWS300:** 0,9 W - 1,1 W (versão RGBW) **BWS301:** 0,9 W (3 LED) - 1,5 W (6 LED) **BWS302:** 2 W **BWS401**: máx. 2 W **BWS402**: máx. 3 W
Óticas e difusores	Consultar dependendo versão. Simétrico (110°). Assimétrico (85 x 110°) para versões mediana e grande
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, RGBW. Outras temperaturas de cor, versões tW e cores sólidas sob consulta
Índice de restituição cromática	80, versões de luz branca
Equipamento	BWS300 15V DC BWS301 15V DC (versões 3LED y 6LED RGBW) ó 24V DC (6LED) BWS302, BWS401 e BWS402 24V Equipamentos recomendados para versões a 24V LED Transformer 150W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15922200 LED Transformer 300W IP67 24VDC 24V 220-240V EOC 15924600
Possibilidade de regulação	DMX512
Classe elétrica	Classe III

Cor / Acabamentos	Preto (RAL9011)
IP	66
IK	06
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 horas a 35 °C L70B50
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (temperatura de funcionamento) -35 °C a 50 °C (temperatura de ignição) -40 °C a 70 °C (temperatura de armazenamento)
Peso	**BWS300:** 0,035 kg/nodo - 0,7 kg/tira de 2 m **BWS301:** 0,045 kg/nodo - 0,75 kg/tira de 2 m **BWS302:** 0,055 kg/nodo - 0,85 kg/tira de 2 m **BWS401**: 0,03 kg/nodo - 0,5 kg/tira de 2 m **BWS402**: 0,04 kg/nodo - 0,6 kg/tira de 2 m
Instalação	Na superfície, inclui suporte para montagem. Veja as páginas **398-399** para outros componentes necessários na instalação, dependendo do modelo.
Conexão	Bloco de terminais IP67 macho/fêmea para fiação de alimentação e passagem de dados. Nas versões assimétricas de médio e grande, a orientação dos cabos pode ser selecionada nas opções lateral, superior / inferior, dependendo da localização das fontes de alimentação e controladores.
Outras opções a pedido	5000K , branco ajustável (tW) e cores sólidas (azul, vermelho, verde e âmbar). Número diferente de pixels e espaçamento (mínimo 100 mm, exceto trilhos BWS300 que podem ser 85 mm). Diferentes comprimentos de tiras (até 4 metros) e perfis personalizados. Versão BWS302 DMX / RDM
Informações adicionais	**BWS300**: Tiras de 2 metros com 16 nós e 125 mm de espaçamento entre nós (de centro a centro) **BWS301/BWS401/BWS402**: Tiras de 2 metros com 16 nós e 125 mm de espaçamento entre nós (de centro a centro) **BWS302**: Tiras de 2 metros com 16 nós e 125 mm de espaçamento entre nós (de centro a centro) De las versões de endereçamento DMX é feito com a ferramenta específica ZXP399 Addressing Kit DMX (911401746102 ZXP399)

Exemplo de esquema de ligação red Art-Net/DMX



Exemplo de esquema de ligação DMX-UniPlayer de 8 portas






Controlador principal

Informação técnica

ZXP399 Main Controller é um computador de nível industrial baseado na arquitetura de rede do protocolo de comunicação TCP / IP.



Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Main Controller DMX y ZXP399 Main Controller DMX/RDM
Material	Alumínio e aço
Consumo	300 W
Tensão de entrada	100-240V AC / 50-60Hz
Protocolos de comunicação	TCP/IP Art-Net
Distância máxima para o sub-controlador	Máx.100 m (através de cabos Cat 5e)


Classe elétrica	I
Cor / Acabamentos	Preto
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	0 °C a +40 °C
Rango humedad	10 a 85% (sin condensación)
Peso	11,65 kg



Controlador autónomo

Informação técnica

O controlador independente ZXP399 é um controlador DMX master offline novo, compacto, inovador e inteligente baseado no protocolo de comunicação TCP / IP para aplicações de pequeno e médio porte.



Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Standalone Controller DMX
Material	Alumínio
Consumo	8 W
Tensão de entrada	12V DC
Protocolos de comunicação	TCP/IP Art-Net
Distância máxima para o sub-controlador	Máx. 100 m. (através de cabos Cat 5e)
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto


Certificações	Sim, (CE, CB y CQC)
Número de Universos	Até 700
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Rango humedad	10 a 90% (sem condensação)
Peso	1,55 kg
Informações adicionais	Ranhura SD para armazenamento e reprodução automática de cenários Não há versão RDM




Sub-controlador

Informação técnica

ZXP399 Sub-controller é um equipamento de controlo DMX512 compacto baseado no protocolo de comunicação TCP/IP. Recebe os dados de um Main Controller ou de um Standalone Controller e transmite-os a luminárias DMX512 na rede, utilizando o protocolo geral USITTDMX512/1990. É útil para os ambientes de aplicações de campos complexos, já que os parâmetros de transmissão de sinal podem ser ajustados e melhorados.



8 puertos



16 puertos

Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Sub-controller 16 e 8 portas
Material	Alumínio
Consumo	16 portas: 15 W 8 portas: 13 W
Tensão de entrada	12V DC
Protocolos de comunicação	TCP/IP Art-Net
Controlo	DMX512 - DMX512/RDM
Portos de salida	16 e 8 portas de 3 fios
Puerto de red	2xRJ45


Longitud de cable máxima	100 m
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Rango humedad	10 a 90 % (sem condensação)
Peso	16 portas: 3 kg. 8 portas: 1,55 kg.
Informações adicionais	Fonte de tensão de linha incluida



UniPlayer 8 portas

Informação técnica

UniPlayer 8 portas é um controlador compacto DMX desenvolvido para aplicações de tamanho médio ou pequeno. Pode controlar até 8 conjuntos DMX512 e reproduzir cenários e animações armazenados num cartão SD, que pode ser utilizada para definir calendários, etc.



Família	ZXP399
Versões	ZXP399 DMX controller 12V 8port
Material	Alumínio
Consumo	8 W
Tensão de entrada	12V DC
Protocolos de comunicação	DMX
Portas de entrada	2xRJ45
Portos de salida	8 con terminales 3P
Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto


Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
Número de Universos	8 universos DMX
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
IP	20
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Intervalo de humidade	10 a 90 % (sem condensação)
Peso	1,55 kg
Informações adicionais	Ranhura SD para armazenamento e reprodução automática de cenários. Não incluída tarjeta SD. Formato compatível com FAT32 de capacidade máxima de 32 Gb. Fonte de alimentação incluída.



Ferramenta de endereçamento

Informação técnica

Ferramenta de endereçamento para luminárias Uni DMX512 e DMX512 / RDM.



Família	ZXP399
Versões	ZXP399 Addresing Device
Material	Alumínio extruido
Consumo do sistema de família	2 W
Tensão de entrada	6–24V DC
Luminarias compatibles	Uni DMX512 – DMX512/RDM
Salidas	Terminal de 5 puertos


Classe elétrica	III
Cor / Acabamentos	Preto
IP	20
Marca CE	Sim (CE, CB y CQC)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Rango humedad	10 a 90 % (sem condensação)
Peso	0,2 kg



Amplificador DMX

Informação técnica

Amplificador de sinal DMX ou DMX / RDM.



Família	ZXP399
Versões	ZXP399 DMX512 amplificador e ZXP399 DMX512/RDM amplificador
Material	Alumínio
Consumo do sistema de família	1,2 W
Tensão de entrada	12 - 24V DC
Luminarias compatibles	Uni DMX512 - DMX512/RDM
Amplificación máx.*	Versão DMX: até 100 m. ou 64 luminárias Versão DMX/RDM: até 100 m. ou 32 luminárias
Classe elétrica	III
Marca CE	Sim, (CE, CB y CQC)
Cor / Acabamentos	Preto

IP	66
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Rango humedad	10 a 90% (sin condensación)
Peso	0,2 kg
Cable entrada	Para luminárias AC (UniFlood C/G/M e UniStrip G4 AC): Cabo de 4 pólos para DMX com conector IP67 + cabo 2 pólos fonte de alimentação DC Para luminárias DC (UniDot G2, UniEdge, UniStrip G4 DC e UniString): cabo 5 pólos para DMX e DC com conectores IP67
Cable salida	Para luminárias AC (UniFlood C/G/M e UniStrip G4 AC): cabo de 4 pólos para DMX com conector IP67 Para luminárias DC (UniDot G2, UniEdge, UniStrip G4 DC e UniString): cabo 5 pólos para DMX e DC com conectores IP67

***Nota:** UniString não está incluída nestas limitações, por favor consultar as instruções de montagem para mais detalhes

Ilti Luce Gama para exteriores



A gama de luminárias LED de exterior apresentada pela IltiLuce proporciona soluções de iluminação lineares ou pontuais que se adaptam a várias aplicações: iluminação decorativa de fachadas, sinalização de caminhos e realce de elementos de arquitetura, luminárias submergíveis para uso em fontes ou piscinas, etc.

The Number 6", Palazzo Valperga Galleani refurbishment, Turim (Itália). Projeto: Gruppo Building, Piero Boffa. Ph. Piero Ottaviano.

ILTI LUCE

A gama de exterior da Ilti Luce é uma gama de soluções de iluminação de arquitetura que engloba várias aplicações, balizagem, linhas luminosas, spots, etc.

Benefícios

- Iluminação LED de qualidade
- Flexibilidade e adaptabilidade a cada projeto
- Aplicações múltiplas

Características

- Luminárias compactas que se adaptam a qualquer arquitetura
- A maioria dos produtos Ilti Luce pode fazer parte de um sistema de iluminação dinâmico (1-10 V, DALI)
- Dá resposta a necessidades exigentes: luminárias que podem ser pisadas, submergíveis...

Página web Ilti Luce >



Walkby



Lux Wall



Lux Spot S e M



Lux Spot L



Lux Floor



Lux Walkway



Riga gen2



Miniflux

SlimBlend gen2

PHILIPS



A SlimBlend gen2 é uma superfície de luz vibrante com excelente Controloo de brilho. Proporciona um bom equilíbrio entre o custo inicial e o retorno do investimento, pelo que é a opção ideal para oferecer uma qualidade de luz excelente e um rápido retorno do investimento para os escritórios.

Pode ser fornecida com sensor integrado, facto que facilita a sua integração posterior num sistema de iluminação conectado.



SlimBlend gen2 RC330V

Encastrável, nos formatos quadrado e retangular

A SlimBlend gen2 é disponibilizada nos formatos quadrado e retangular.

Benefícios

- Combinação única de design e rendimento
- Com um sensor integrado que a prepara para os sistemas de iluminação ligados
- Tempo e custos de instalação reduzidos

Características

- A melhor eficiência na sua classe, que sustenta o design dos edifícios sustentáveis
- Bom equilíbrio entre o custo inicial e o retorno do investimento
- Sensor integrado para sistemas de iluminação que permitem uma poupança de energia adicional.
- Iluminação cómoda e sem encandeamento no escritório com ótica de microlentes

Aplicações

- Escritórios
- Saúde
- Escolas

Detalhes do produto







Perfil exposto





Montagem encastrável

SlimBlend gen2

Informação técnica

A luminária SlimBlend gen2 apresenta uma estética e uma qualidade luminotécnica excecionais.






Família	SlimBlend gen2
Versões	Encastrável (RC330V), nos formatos quadrado e retangular. Disponíveis acessórios para encostar, suspender e montar em tetos com perfil oculto simétrico e de estuque.
Material	Rebordo de alumínio, Corpo de aço e ótica microprismática
Fluxo sistema de família	3600 e 4200 lm
Consumo sistema de família	De 26,5 a 31,5W, dependendo da versão
Eficiência do sistema da família	Até 140 lm/W com CRI90
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	90
Tensão de linha	220 V-240 V 50-60 Hz
Controloador (integrado)	PSD:DALI DEIA: DALI compatível com emergência centralizada WIA: Controloador sem fios conectado SEIA: Controloador para sensor sem fios, integrado na luminária
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD) e conectadas

Configurações de Controloo disponíveis	Sensores sem fio
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003)
IP	20 superior e 44 inferior
IK	3
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do Controloador	<2,5% em 50.000 horas
Vida útil	L90 @ 50khrs y L80 @ 100khrs
Temperatura de funcionamento	0° a 35 °C
Instalação (tipo de montagem)	Montagem embutida em perfil aparente. Acessórios disponíveis para montagem embutida em perfis simétricos ocultos (RC330Z SMB-CPC) ou em gesso cartonado (RC159Z SMB-PLC). Acessórios também disponíveis para montagem superficial (RC159Z SMB) e montagem suspensa (RC159Z SME). Os acessórios devem ser encomendados em separado.
Família configurável	Disponível com emergência, com conector Wieland – Configurador **RC330Vi**

SlimBlend gen2

Visão geral da gama



EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios (pedir separadamente para tipos de montagem especificados)		
01138000	RC330Z SMB-CPC (perfil oculto simétrico)	71,00
75214699	RC159Z SMB W60L60 (salientes, luminária quadrada)	40,00
75216099	RC159Z SMB W30L120 (salientes, luminária retangular)	49,00
75248199	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC (teto de estuque)	5,00
75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH (suspenso com 3 fios)	33,00
75249899	RC159Z Suspension set SME-4 WH (suspenso com 4 fios)	36,00

CoreLine painel gen6

PHILIPS



Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A luminária CoreLine painel da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação com uma superfície de luz uniforme que proporciona uma iluminação e um ambiente agradável. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

- Permite substituir facilmente luminárias convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de até 50 % em comparação com as luminárias TL-D
- Superfície de luz totalmente uniforme

Características

- Tecnologia LED integrada
- Corpo com um design ultra fino
- Duas temperaturas de cor à escolha: 3000 e 4000 K
- Disponível tanto em versão UGR>19 (NOC) como em versão UGR<19 (OC)
- Disponível para iluminação conectada.
- Disponível com IRC90
- Disponível com versões multifluxo e multiCor

Aplicações

- Escritórios
- Estabelecimentos comerciais
- Saúde

CoreLine Painel RC132V
disponível nos formatos quadrado e retangular

CoreLine Painel
detalhes do produto









CoreLine painel gen6

Informação técnica


Luminária tipo painel para montagem encastrável, em superfície ou suspensa.




CoreLine Panel gen6 quadrado



CoreLine Panel gen6 retangular





Família	CoreLine Painel
Versões	Versão UGR<19 (OC) e versão UGR>19 (NOC), ambas nos formatos quadrado e retangular. Versão UGR<19 (OC) difusor texturado e UGR>19 (NOC) difusor liso opalino. Versão multifluxo e multiCor que permite escolher entre diferentes fluxos e temperaturas de cor no mesmo painel, através de um interruptor colocado na parte traseira da luminária.
Material	Rebordo de alumínio e costas em aço. A versão UGR<19 (OC) tem difusor texturado e a versão UGR>19 (NOC) tem difusor liso opalino.
Fluxo sistema de família	Versões até 5000 lm. Opções de versão multistream
Eficiência do sistema da família	Versão standard até 140 lm/W e versão ultra-eficiente de 160 lm/W (UE)
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	PSU, PSD e driver wireless (WIA e SIA).
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD) e versões conectadas (WIA).

Configurações de controlo disponíveis	DALI, consultar códigos disponíveis Versões Interact Ready (driver WIA) Versão SIA com sensor integrado
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	IP44 frontal e IP20 traseiro e versões IP65 (com certificação de sala limpa ISO 14644-1)
IK	02. 03 versões com kit de emergência
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	<5% 50 000 horas
Vida útil	Consulte a tabela abaixo
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Instalação (tipo de montagem)	Versão encastrável em perfil exposto, acessórios para teto de estuque. Acessórios disponíveis para montagem em superfície e suspensa. Conector rápido que permite uma instalação rápida e fácil, disponível com conector Wieland.
Acessórios	Suportes para teto de estuque, acessório de fixação e acessório de suspensão.
Família configurável	Disponível em versões com emergência (ELB3) - Família não configurável, só estão disponíveis os códigos anexos na lista de preços.

Vida útil			
Lumen	CRI	50 khrs	100 khrs
2900-4300 lm	80	L90	L80
5000 lm	80	L85	L75
3100-4300 lm	90	L85	L75

CoreLine painel gen6

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
NOC (UGR>19)					
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	22-26-31	Multi	830-840	104,00
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	26	3600	840	72,00
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	26	3400	830	72,00
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	26	3600	840	79,00
OC (UGR<19)					
PSU					
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	22-26-31	Multi	830-840	104,00
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	26	3600	840	79,00
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	26	3400	830	79,00
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	26	3600	840	86,00
PSD					
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	22-26-31	Multi	830-840	142,00
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	26	3600	840	126,00
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	38	5000	840	137,00
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W30L120 OC	22-26-31	Multi	830-840	137,00
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	26	3600	840	137,00
Emergência					
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	28	3600	840	293,00
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	28	3600	840	369,00
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	28	3600	840	305,00
IRC90					
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	26-31-38	Multi	940	1661,00
Ultraeficacia (UE hasta 160 lm/m)					
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	22,5	3600	840	88,00
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	22,5	3600	840	94,00
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	23,5	3600	840	142,00
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	23,5	3600	840	214,00
IP65					
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	38	5000	940	214,00
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	38	4800	940	232,00
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	38	4800	940	268,00
W60L120					
31142999	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	43	6000	840	153,00

CoreLine panel gen6

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Interact Ready					
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	31	multi	830-840	186,00
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	31	multi	830-840	205,00
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	31	4300	840	164,00
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	26	3600	840	162,00
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	26	3400	830	162,00
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	26	3600	840	164,00
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	28	3600	840	380,00
Com sensor integrado					
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	32	4300	840	255,00
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	32	4000	830	255,00
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	32	4300	840	255,00



12NC	EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema para luminárias Interact Ready			
Hardware			
Passarelas*			
913701037703	77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway - Para PRA (Advance)	515,00
913701065303	15991400	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1060,00
Interruptores sem fios**			
Interruptor sem fios de 2 botões: ON/OFF e regulação			
913701055703	27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	200,00
Interruptor sem fios de 4 botões: ON/OFF, regulação da intensidade da luz e 2 cenas			
913701055803	27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	210,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**			
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m			
913701067003	26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	125,00
Sensor de movimento e luz operado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m			
913701067103	26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	125,00
Sensor de movimento e luz IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m			
913701071203	32146500	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	125,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**			
Sensor de movimento e luz DALI alimentado por tensão de rede para utilização no interior, IP65 – Altura de montagem de 2 m a 6 m			
913701071303	34057200	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH **6M S**	125,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado por tensão de rede para utilização no interior, IP65 – Altura de montagem de 4 m a 12 m			
913701071403	34060200	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH **12M S**	125,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado por tensão de rede para utilização no interior, IP65 – Altura de montagem de 4 m a 16 m			
913701071503	34063300	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH **16M S**	125,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx			
913701075003	10326000	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	16,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**			
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m			
913701063103	47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (branco)	199,00
913701063303	47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (preto)	199,00
Sensor de movimento – Altura de montagem de 4,6 m a 12,2 m			
913701063203	47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (branco)	199,00
913701063403	47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B (preto)	199,00
Software			
Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para a implementação do sistema InterAct			Gratuito
Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *			Gratuito
Accesórios			
	75214699	RC159Z SMB W60L60	37,00
	75216099	RC159Z SMB W30L120	46,00
	75248199	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	5,00
	75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH	33,00
	75249899	RC159Z Suspension set SME-4 WH	34,00

* Essencial para a operação, arranque e gestão do sistema InterAct PRA e PRE
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir
Importante: Capacidade máxima de gateways
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)

Painéis 60x120

PHILIPS



Benefícios

- Luminária para substituir facilmente luminárias antigas de 4x36 W,
- com dimensões de 60x120
- Permite substituir facilmente luminárias convencionais básicas por luminárias LED com poupança de energia imediata
- Fluxos até 5700 lm
- Adequado para zonas de tarefa em áreas de trabalho

Características

- Tecnologia LED integrada
- Painel de design fino e discreto
- Superfície de luz uniforme
- UGR<19

Aplicações

- Escritórios
- Estabelecimentos comerciais
- Saúde




Painéis 60x120

Informação técnica

IP20 IK02

Luminária de tipo painel com superfície de luz uniforme, com grandes dimensões, para tetos modulares de 60x120 cm.



Família	Painéis 60x120
Material	Marco de aluminio
Fluxo sistema de família	De 3600 lm hasta 5700 lm
Consumo sistema de família	Até 43 W
Óticas e difusores	UGR<19
Eficiência do sistema da família	Até 132 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 - 240 V / 50 a 60 Hz

Controlador (integrado)	PSU e PSD
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação PSD para DALI
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	IP20
IK	02
Marca CE	SI
Vida útil	L70 50.000 horas
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C
Peso	5,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável em perfil exposto. Para montagem em gesso e perfil oculto, consulte Conector Push In Moldura disponível para fixação: consultar



Painéis 60x120

4000 LED L70 70.000h Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Equipamento fixo PSU					
83689400	RC999B LED36S/840 PSU VPC W60L120 OC	31	3600	4000	299,00
83690000	RC999B LED42S/840 PSU VPC W60L120 OC	36	4200	4000	299,00
Equipamento regulável PSD					
83685600	RC999B LED36S/840 PSD VPC W60L120 OC	31	3600	4000	354,00
83686300	RC999B LED42S/840 PSD VPC W60L120 OC	36	4200	4000	354,00
83687000	RC999B LED48S/840 PSD VPC W60L120 OC	43	4800	4000	354,00
83688700	RC999B LED57S/840 PSD VPC W60L120 OC	43	5700	4000	354,00

PowerBalance

PHILIPS



Para a iluminação de um espaço de escritório com luminárias LED, normalmente, as pessoas pretendem investir em sustentabilidade, sempre que o investimento seja amortizável. Paralelamente, o sistema deve cumprir as normas de iluminação de escritórios para garantir um ambiente de trabalho confortável. A PowerBalance é a luminária LED da Philips de maior eficiência energética e que cumpre as normas para uso em escritórios. Em comparação com a solução T5, poupa mais de metade dos custos de energia e a fonte de luz tem uma vida útil maior. Isto traduz-se em custos operacionais significativamente inferiores, garantindo uma amortização ótima.



Ótica de formato quadrado CWS



Ótica CWL em forma de folha

Com esta gama, é possível utilizar uma grande série de luminárias semimodulares e modulares muito versáteis. Estas luminárias podem ser facilmente montadas em tetos com perfis expostos e ocultos, assim como em tetos de estuque.

Benefícios

- Luminária LED extremamente eficiente de acordo com a norma relativa a escritórios
- Solução de iluminação de boa qualidade para a substituição direta de luminárias T5 na maioria de aplicações interiores
- Reduz em grande medida os custos operacionais, o que se traduz num prazo de amortização atraente
- Alta reprodução de cores com IRC90 e R9 >50
- Disponível em branco ajustável (TW) e com tecnologia BioUp que promovem o bem-estar nos espaços de trabalho

Características

- Várias opções de montagem
- Tecnologia LED avançada
- Disponível em vários tamanhos e formas
- Conformidade com a regulamentação para escritórios

Aplicações

- Escritórios
- Outras aplicações em interiores

PowerBalance quadrada

PowerBalance retangular

PowerBalance semimodular

Versão para perfil oculto e de estuque






PowerBalance

Informação técnica

A PowerBalance é a luminária LED da Philips de maior eficiência energética e que cumpre as normas para uso em escritórios. Com esta gama, é possível utilizar uma grande série de luminárias semimodulares e modulares muito versáteis e que se podem montar facilmente em tetos com perfis expostos e ocultos, assim como em estuque.




Família	PowerBalance encastrável
Versões	Quadradas (60 x 60), retangulares (30 x 120) e semimodulares (15 x 120). Disponível em branco regulável (TW) e com tecnologia BioUp. Duas opções de ótica: formato quadrado CWS e formato de folha CWL.
Material	Corpo de aço e ótica de policarbonato
Fluxo sistema de família	2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 5000 lm, 6000 lm e 8000 lm
Consumo sistema de família	Até 45 W
Eficiência do sistema da família	Até 174 lm/W nas versões da UE
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, branco regulável (TW) e BioUp
Índice de restituição cromática	>90 y R9>50
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	Compatível com sistemas centralizados de iluminação de emergência: PSE, DEIA e SEIA. Compatível com iluminação de emergência integrada em luminárias: PSU, DIA e SIA.
Possibilidade de regulação	Sim, versões com drivers DEIA, SEIA, DIA e SIA.
Configurações de controlo disponíveis	Sensor Actilume integrado (ACL)

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL 9016
IP	IP40 na parte frontal e IP20 na parte superior
IK	3
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	50.000h @L90
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C
Peso	de 4,8 kg a 6 kg
Instalação (tipo de montagem)	Versões para montagem em perfil exposto (VPC), perfil oculto (CPC) e teto de estuque (PCV)
Família configurável	Outros designs e configurações disponíveis, consultar. Disponível com conector de encaixe (PI) e com emergência. Disponível em cor branca RAL 9010 - Configurar versões quadradas **RC460Bn** e versões retangulares e semimodulares **RC460Bp**
Informações adicionais	Família disponível em branco regulável (TW) e com tecnologia BioUp que favorece o bem-estar do usuário nos espaços de trabalho.
Acessórios	Para montagem em superfície nas versões quadradas, encomende o acessório **RC460Z SMB W60L60** em separado.

PowerBalance

Visão geral da gama

Tipo:
- Quadrada
- Retangular



W60L60 W30L120 – W15L120

Controlo
- **PSE** – Non-dimmable central EL
- **PSU** – Standard (Non-dimmable)
- **DIA** – DALI InterAct system ready
- **DEIA** – DALI InterAct central EL
- **SIA** – InterAct/ Sensor ready wireless
- **SEIA** – InterAct SR wireless + DC EL

Temperatura de cor
- 3000K, CRI90 – Branco quente
- 4000K, CRI90 – Branco neutro
- 4000K, CRI80 – BioUp, espectro melhorado de cyan*Ultra Efficient
- 4000K, CRI80 – Branco neutro
- Tunable White, CRI90
- Tunable White, CRI80 (BioUp)

UGR19

*** Cabo de segurança**

Fluxo
- 2800 lm
- 3400 lm
- 4000 lm
- 5000 lm
- 6000 lm
- 8000 lm

Cor
- WH Branco (RAL9003)

Oticas
- **CWS** – Forma quadrada (Default)
- **CWL** – Formato de folha

Tipo de conector
- PIP
- W3
- W4
- W5
- W3W2
- W6
- W4W2

Tipos de montagem
- **VPC** – Teto com perfil exposto
- **CPC** – Teto com perfil oculto
- **PCV** – Teto de estuque
- **Encastrável 60x60**: pedir acessório separado

Sensor integrado
- **U4** – SC200 sensor in F1 upgradable sensor slot
- **U5** – SC1500 sensor in F1 upgradable sensor slot
- **IA4** – SC200 sensor
- **IA5** – SC1500 sensor

*** Gestão do ar**

Luz de emergência
- **ELP3** – Trustsight Performer (3h)
- **ELD3** – Trustsight DALI version (3h)
- **ELW3** – TrustSight DALI (3h), Wireless InterAct connected



TrueBlend Novidade

PHILIPS



Ao especificar a iluminação para aplicações de escritório topo de gama, os especificadores técnicos têm de lidar com uma ampla variedade de requisitos e limitações relacionadas com os tipos de teto e as preferências do cliente/arquiteto. A Philips TrueBlend é uma gama de luminárias flexíveis que oferece ao arquiteto a possibilidade de escolher o aspeto e o design, adaptando-se mecanicamente a muitos tipos de teto diferentes, oferecendo também uma paleta de óticas à sua escolha.

A Philips TrueBlend tem tudo a ver com flexibilidade e escolha. A nossa nova gama de encastráveis para escritórios é perfeita para tetos não standard ou projetos de renovação onde as luminárias devem caber no espaço das luminárias existentes. Uma ampla variedade de Óticas, a melhor eficácia da categoria, combinada com nossos espectros de LED de bem-estar e conectividade Interact, oferecem opções de desempenho e design. TrueBlend ajuda a economizar energia e fornece o nível certo de luz.



Benefícios

- Iluminação muito uniforme com excelente controlo de encandeamento
- Versatilidade para diferentes tipos de teto
- Ampla gama de conectores para instalação mais fácil e rápida

Características

- A melhor eficácia da sua categoria, com até 170 lm/W, é compatível com o design de edifícios ecológicos e os critérios de subsídios para a poupança de energia
- Em conformidade com as normas relativas à iluminação de escritórios
- Pronto para iluminação conectada
- Versões em 3000K, 4000K, Tunable White & tunable white bio-up, todos IRC>90

Aplicações

- Oficinas
- Educación
- Otras Aplicações en interiores



Tetos do tipo Bandraster



Tetos do tipo SAS



Ótica DLO



Ótica MLO



Ótica MXO





Ótica Mini Cups Branco – Preto

Estrutura com gestão de ar




Com sensor integrado



TrueBlend Novidade

Visão geral da gama










TrueBlend Novidade

Informação técnica

Luminária de alta qualidade composta por uma placa LED e ótica com comprimentos e larguras personalizáveis, e seleção no redimento visual. É possível ajustar ao milímetro o comprimento, a largura e altura consoante o tipo de teto.


RC450B



Código	W (mm)	L (mm)
RC455B	90-200	634-1970
RC455X	100-200	634-1970
RC453B	150-300	1195-1500
RC453X	150-300	1195-1500

Família	Philips TrueBlend
Versões	**RC455B**- Tetos do tipo Bandraster sem gestão de ar **RC455X**- Tetos do tipo Bandraster com gestão de ar **RC453B**- Tetos do tipo SAS sem gestão de ar **RC453X**- Tetos do tipo SAS com gestão de ar
Material	Corpo de aço
Fluxo sistema de família	Fluxos de 2000 lm a 5000 lm dependendo do modelo
Consumo sistema de família	Entre 13,8 W e 55,5 W
Óticas e difusores	DLO, MLO, MXO, Mini cups em preto e branco
Eficiência do sistema da família	Até 170 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e branco regulável (TW)
Índice de restituição cromática	90, 80 e R9>50
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	PSD: Dali SEIA: driver SR para iluminação conectada
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com dimmer DALI (PSD), versões prontas para Interact para iluminação conectada

Configurações de controlo disponíveis	Possibilidade de incorporar sensor integrado na luminária, versões com driver SEIA
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL9003, com opção de branco RAL9010 e RAL9016
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50.000 horas
Vida útil	L95 50Khrs, L90 100Khrs
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	Entre 6,9 Kg e 7,6 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em tecto tipo Bandraster, os lados mais curtos da luminária apoiam-se nas guias do teto, cujo perfil pode ser do tipo Omega ou do tipo C. Em ambos os casos, a altura do suporte de luminária pode ser adaptada para encastrar no teto.
Família configurável	Disponível com Wieland e conector de emergência. Configurador RC450Bi



FlexBlend encastrável, suspensa e salientes

PHILIPS



Concebida para dar resposta a todas as suas necessidades, a FlexBlend permite que os proprietários dos edifícios otimizem ao máximo os seus projetos de iluminação ao disponibilizar soluções que cumprem a regulamentação para escritórios e que permitem uma recuperação do investimento muito atrativa.

Está igualmente preparada para incorporar sensores integrados na própria luminária. Também pode ser conectada a sistemas de iluminação conectados, como o Interact, capacitando a luminária com mais inteligência e permitindo esta recolha de dados valiosos sobre o seu ambiente.



FlexBlend com sensor integrado



Versão para perfil oculto e de estuque





A FlexBlend é uma luminária com duas janelas óticas que combina um alto rendimento com uma excelente qualidade de luz e uma grande versatilidade, pelas suas diferentes dimensões, pacotes lumínicos e possibilidade de montagem em diferentes tipos de tetos.

Benefícios

- Iluminação de alta qualidade, adequada para escritórios
- Possibilidade de escolher entre diferentes tamanhos e formatos, além de diferentes possibilidades de instalação: montagem encastrável, suspensa e salientes.
- Rápida recuperação do investimento
- Flexibilidade de aplicação e formas de instalação
- Pronta para se ligar a sistemas de controlo e de iluminação
- Alta reprodução de cores nas versões IRC90 e R9 >50

Características

- Totalmente compatível com as regulamentações para escritórios (UGR <19)
- Efeito de luz homogénea e uniforme
- Variedade de tamanhos e óptico
- Diversas opções de montagem encastrável, suspensa e salientes
- Sensores integrados
- Pronta para se conectar a sistemas de iluminação conectados como o Interact

Aplicações

- Escritórios
- Escolas
- Cuidados de Saúde

FlexBlend encastrável quadrada

FlexBlend encastrável retangular



FlexBlend suspensa




FlexBlend salientes

FlexBlend encastrável, suspensa e salientes


Informação técnica

A FlexBlend é uma luminária com janelas óticas que combina um alto rendimento com uma excelente qualidade de luz e uma grande versatilidade, pelas suas diferentes dimensões, pacotes lumínicos e possibilidade de montagem em diferentes tipos de tetos.

FlexBlend encastrável quadrada




FlexBlend suspensa e para fixar



Individual	A	B	D
1200	1200	1000	73
1500	1470	1270	73

Linha	C	D
1200	1131	73
1500	1398	73

FlexBlend encastrável retangular



Família	FlexBlend encastrável, suspensa e salientes
Versões	Encastrável: difusor curvo MLO (muito uniforme), PCS (mais brilho no meio), Opalino (totalmente uniforme), MXO (microhexagonal) e DLO. Suspensa: individual e em linha. Direto e direto / indireto Salientes: individual e em linha, 1200 mm e 1500 mm de comprimento
Material	Corpo de aço pré-pintado em branco RAL9003, difusor curvo de plástico
Fluxo sistema de família	Encastrável: 2800, 3600 y 4200 lm Suspensa: de 3500 a 7000 lm Salientes: de 2600 a 5200 lm
Consumo sistema de família	De 16 W a 68,5 W, dependendo da versão
Óticas e difusores	**PCS**: policarbonato prismático (saída de luz mais brilhante no centro da janela ótica), UGR<19 **MLO**: microprismático, saída de luz uniforme, UGR<19 **O** (opalino): difusor curvo opalino liso, saída de luz totalmente uniforme, UGR>19 **MXO** (microhexagonal): UGR<19,7 até 3600lm. **DLO**: óptica mais eficiente, linha de luz marcada no centro. UGR<19
Eficiência do sistema da família	Até 128 lm/W em difusor curvo MXO Até 144 lm/W em difusor curvo PCS Até 100 lm/W em difusor curvo MLO Até 124 lm/W em difusor curvo Opalino
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 e R9>50
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Possibilidade de regulação	Sim, equipamento DALI (PSD) e conectado

Configurações de controlo disponíveis	Sensor sem fios integrado
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL9003 e em versões suspensas e salientes também: cinza (RAL9006) e preto (RAL9004)
IP	IP20
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<5% após 50 000 horas
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	de 3,16 kg a 4,47 kg
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável num perfil exposto (VPC), perfil oculto (CPC) e gesso (PCV). Suspenso e individualmente fixada, é fornecida com todos os acessórios necessários para a instalação. Suspensa e fixada em linha, encomendar à parte tampas finais, peça de união e conjunto de suspensão (nas versões com sensores, estes acessórios devem ser encomendados com a abertura correspondente).
Família configurável	Configurador disponível (encastrável **RC340Bi** e suspensa/salientes **SM340Ci**) para versões com conector Wieland (W), emergência. Para outras dimensões e cores, consulte. No caso de luminárias suspensas ou montadas à superfície com sensores, escolha o apropriado no configurador **SM340Ci** e este sensor é fornecido com a luminária (no caso de linhas, pedir separadamente peças de união com ranhuras, tampas finais com aberturas e suspensões).






FlexBlend encastrável		Vida útil					
		50 khrs			100 khrs		
CCT	Óticas	28S	36S	42S	28S	36S	42S
930/940	PCS	L90	L85	L85	L85	L80	L80
	O	L85	L85	L85	L80	L80	L75
	MLO	L85	L80	L80	L80	L70	L60

FlexBlend suspensa/ e salientes		Vida útil									
		50 khrs					100 khrs				
CCT	Óticas	21/26S	28/35S	36/45S	40/50S	42/52S	21/26S	28/35S	36/45S	40/50S	42/52S
940 direto	PCS	90	85	-	85	85	80	75	75	-	75
	O	90	85	-	85	85	80	75	75	-	75
	MLO	90	85	85	-	-	75	75	75	75	-
CCT	Óticas	28/35S	36/45S	48/60S	52/66S	56/70S	28/35S	36/45S	48/60S	52/66S	56/70S
940 dir/ind	PCS	90	90	85	85	85	80	75	75	75	75
	O	90	90	85	-	85	80	75	75	-	75
	MLO	90	85	85	85	-	75	75	75	75	-


FlexBlend encastrável

Visão geral da gama




FlexBlend saliente

Visão geral da gama



EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios para linhas de versão saliente e suspensa		
União de peças sem sensor		
10602400	SP340Z CP WH branco, (peça de aço + tampa + 8 parafusos)	96,00
10603100	SP340Z CP SI cinzento, (peça de aço + tampa + 8 parafusos)	96,00
10604800	SP340Z CP BK preto, (peça de aço + tampa + 8 parafusos)	96,00
União de com ranhura de sensor		
10605500	SP340Z CPESS WH branco, para as linhas com driver SR	96,00
Tampas de terminações sem sensor		
10694900	SP340Z EP WH branco	39,00
10695600	SP340Z EP SI cinzento	39,00
10696300	SP340Z EP BK preto	39,00
Tampas de terminações com ranhura de sensor		
10698700	SP340Z EPESS WH branco, para as linhas com SR	28,00



CoreLine gen4

PHILIPS



Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A luminária CoreLine gen4 encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação.

A luminária tem duas saídas de luz com óticas, que proporcionam um excelente controlo do feixe de luz. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.





CoreLine gen4 encastrável

CoreLine gen4 suspensas e salientes

CoreLine gen4 encastrável

A luminária CoreLine gen4 encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

- Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de mais de 45% em comparação com as luminárias TL5

Características

- Tecnologia LED
- Existe uma versão de montagem em superfície (também adequada para suspensão)
- Disponível para iluminação conectada (Interact Ready)
- Disponível em versões de alto fluxo de 6000 lm

Aplicações

- Iluminação geral

Versões



CoreLine gen4 encastrável
Versão quadrada



CoreLine gen4 encastrável
Versão retangular






Conector rápido (compatível com Wieland))


CoreLine gen4 encastrável

Informação técnica

A CoreLine gen4 encastrável é uma luminária que combina luz de qualidade com uma grande poupança de energia e de manutenção. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples. Está também disponível na versão suspensa e de fixação e nas versões Interact Ready para iluminação conectada.



Coreline gen4 empotrable CUADRADA



Coreline gen4 empotrable RECTANGULAR

Família	CoreLine gen4 encastrável
Versões	Quadrada e retangular. OC: versões UGR<19 NOC: Versões UGR>19
Material	Corpo de plástico e metal e ótica de policarbonato
Fluxo sistema de família	3000 K: 3400/4300/5700 lm 4000 K: 3600/4500/6000 lm
Eficiência do sistema da família	Até 157 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K.
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	PSU, PSD y driver wireless
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI e versões Interact Ready

Classe elétrica	PSU – Classe I PSD – Classe II
Cor/acabamento	Branco RAL9003
IP	44 frente e 20 traseiro
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L90 50.000 horas e L80 100.000 horas
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a 40 °C
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável em grelha de teto exposto. Acessórios disponíveis para: montagem em teto, de estuque e suspensão. Acessório de suspensão, pedir separadamente no caso de montagem suspensa. Comprimento do cabo de 1,5 m. alimenta. Disponível para equipamento fixo com cabo de alimentação de 3 fios e para equipamento regulável com cabo de alimentação de 5 fios.
Família configurável	Para iluminação de emergência, encomende o kit de emergência em separado (ver código abaixo)

CoreLine gen4 suspensa e saliente



A luminária CoreLine gen4 saliente da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. A versão saliente é útil no caso de tetos de betão ou não modulares, quando não é possível encastrar as luminárias.

Benefícios

- Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais básicas por luminárias LED
- Poupança de energia de mais de 45% em comparação com as luminárias TL5

Características

- Disponível uma versão encastrável para utilizar em grelhas de tetos
- Disponível para iluminação conectada (Interact Ready)
- Disponível em versões de alto fluxo de 6000 lm


Aplicações

- Iluminação geral

Versões



CoreLine gen4
suspensa e saliente






Detalhe do
produto



CoreLine gen4 suspensa e saliente

Informação técnica

A CoreLine gen4 suspensa e saliente pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. É uma luminária que combina luz de qualidade com uma grande poupança de energia e de manutenção. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples. Está também disponível na versão encastrável e nas versões Interact Ready para iluminação conectada



Família	CoreLine gen4 suspensa e saliente
Versões	OC: Versões UGR>19 NOC: Versões UGR>19
Material	Corpo de plástico e ótica de policarbonato
Fluxo sistema de família	3000K L1200: 3400/4300/5700 lm 4000K L1200: 3600/4500/6000 lm 3000K L1500: 3400/4300/6500 lm 4000K L1500: 3600/4500/6800 lm
Eficiência do sistema da família	Até 157 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	PSU, PSD e driver wireless
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)

Configurações de controlo disponíveis	DALI e Interact Ready
Classe elétrica	PSU – Classe I PSD – Classe II
Cor/acabamento	Branco RAL9003
IP	IP44 frente e IP20 traseiro
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L90 50.000 horas e L80 100.000 horas
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	3,4 kg a retangular e 3,9 kg a quadrada
Instalação (tipo de montagem)	A luminária é fornecida com o acessório de fixação incluído.
Acessórios	Acessório disponível para pendurar.

CoreLine gen4

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L90 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Encastrável				
NOC (UGR>19)				
76420099	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	3600-4500-6000	4000	97,00
OC (UGR<19)				
76421799	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	3600-4500-6000	4000	105,00
76414999	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	3600-4500-6000	4000	134,00
76412599	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	3400-4300-5700	3000	137,00
76413299	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	3600-4500-6000	4000	149,00
76411899	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	3400-4300-5700	3000	149,00
Interact Ready				
76424899	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	4300	4000	207,00
76422499	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	4000	3000	207,00
76423199	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	4300	4000	220,00
Kit de Emergênciaw				
79985400	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB		4000	89,00
Accesorios				
75214699	RC159Z SMB W60L60 (Montagem adosado luminaria 60x60)			40,00
75249899	RC159Z Suspensão set SME-4 Wh (4 hilos)			36,00
75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH (3 hilos)			35,00
75248199	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC anclajes para escayola			5,00
Adosable				
Versión 1,2 m				
NOC (UGR>19)				
76426299	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3600-4500-6000	4000	114,00
OC (UGR<19)				
76427999	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	3600-4500-6000	4000	127,00
76429399	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	3600-4500-6000	4000	157,00
76428699	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	3400-4300-5700	3000	157,00
Interact Ready				
76431699	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	4300	4000	226,00
76430999	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	4000	3000	226,00
Versión 1,5 m				
76432399	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3600-4500-6800	4000	166,00
76428699	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	3400-4300-6500	3000	166,00
76429399	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	3600-4500-6800	4000	195,00
76430999	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	3400-4300-6500	3000	195,00
Interact Ready				
76432399	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	4300	4000	262,00
76431699	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	4000	3000	262,00
Accesorios				
75249899	RC159Z Suspension set SME-4 WH (4 hilos)			36,00
75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH (3 hilos)			35,00


CoreLine gen4

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L90 50.000h | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema para luminárias Interact Ready		
Hardware		
77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Passarela) *	515,00
26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH **	130,00
26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH **	140,00
74542400	LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH **	120,75
74545500	LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH **	126,00
47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f Branco **	199,00
47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f Branco **	199,00
47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f Preto **	199,00
47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f Preto **	199,00
27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B (Interruptor sem fios de 2 botões: ON/OFF e regulação) **	200,00
27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B (Interruptor sem fios de 4 botões: ON/OFF, regulação da intensidade da luz e 2 cenas) **	210,00
26616200	Interact Ready RF DALI Connector	252,00
Software		
	Interact Pro App (Android) *	Gratuita
	Interact Pro App (IoS) *	Gratuita
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuita

*Essencial para o funcionamento, comissionamento e gestão do sistema.
**Opcional, apenas se necessário para a instalação.
Importante: Máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias).



TrueLine

PHILIPS



Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação adequada para a arquitetura interior das instalações em que trabalham. Optam por uma linha de luz com um design discreto e altos níveis de iluminação. Os utilizadores necessitam de luminárias que lhes permitam poupar energia e, ao mesmo tempo, garantir o nível de luz adequado em conformidade com as normas relativas à iluminação para escritórios. O sistema TrueLine permite o cumprimento de ambos os requisitos. É possível utilizar como iluminação geral, com as vantagens que cumprem as normas relativas à iluminação de interiores, assim como elemento de guia ou, inclusivamente, elemento decorativo. A versão assimétrica é ideal para revestir paredes e para corredores.





TrueLine encastrável



TrueLine saliente ou suspensa



TrueLine aplique de parede

Novidade

TrueLine encastrável

Benefícios

- Saída de luz com máxima uniformização
- Eficácia excecional para uma luminária linear
- Design discreto e de proporções elegantes


Características

- Em conformidade com as normas relativas à iluminação de escritórios
- Versões individuais e em linha contínua
- Disponível também numa versão suspensa
- Preparada para o futuro: conectividade
- Alta reprodução de cores nas versões IRC90 e R9 >50 e branco regulável

Aplicações

- Iluminação geral para edifícios de escritórios
- Corredores
- Átrios
- Zonas de passagem

Versão em linha






TrueLine encastrável

Informação técnica


IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Linha de luz de LED, estreita e adequada à arquitetura de interiores de qualquer instalação onde prima o design ao mesmo tempo que se procure uma iluminação de alta qualidade. Com esta gama, é possível poupar energia e, ao mesmo tempo, garantir o nível de luz adequado em conformidade com as normas relativas à iluminação para escritórios. A TrueLine também está disponível na versão suspensa e salientes.




Encastrável VPC

Geometría	A (mm)	B (mm)	Sensor/blind Sensor cover	Peso (Kg)
W8L120	1126	1197		2,6
	1166		·	2,8
W8L150	1406	1497		3,2
	1446		·	3,3



Encastrável PCV

Geometría	A (mm)	B (mm)	Sensor/blind Sensor cover	Peso (Kg)
W8L113	1152	1208		2,6
W8L117	1192	1248	·	2,8
W8L141	1408	1432		3,1
W8L145	1448	1472	·	3,4



Encastrável linear (VPC/PCV)

Geometría	A (mm)	B (mm)	Sensor/blind Sensor cover	Peso (Kg)
W8L113	1127	-		2,5/2,7
W8L117	1167	-	·	2,7/2,9
W8L141	1408	-		3,0/3,2
W8L145	1448	-	·	3,2/3,5

Família	TrueLine encastrável
Versões	Disponível em vários comprimentos: 1130 e 1410 mm para estuque e 1197 e 1497 mm nas versões individuais para tetos modulares de perfil exposto. **RC530B**: montagem individual (OC, UGR<19) **RC531B**: montagem individual (NOC, UGR>19) **RC532B**: versão em linha contínua (OC, UGR<19) **RC533B**: versão em linha contínua (NOC, UGR>19) **RC534B**: versão assimétrica **RC535B**: versão assimétrica em linha contínua
Material	Corpo de aço e difusor curvo de PMMA (OC) ou policarbonato (NOC)
Fluxo sistema de família	Fluxo de 1500 lm a 5000 lm dependendo do modelo
Consumo sistema de família	Entre 9,2 W e 51 W
Óticas e difusores	Versão OC (UGR<19) Versão NOC que consegue uma linha de luz com a máxima uniformização (UGR>19) Ótica assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 170 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e branco regulável (TW) e BioUp (BU840). Versões UE ultra-eficientes disponíveis em 4000K CRI80.
Índice de restituição cromática	>80, >90 e R9>50
Tensão de linha	220 V-240 V
Conector	De encaixe (PI)
Controlador (integrado)	DEIA: Compatível com DALI e iluminação de emergência centralizada SEIA: Compatível com Interact Wireless e iluminação de emergência centralizada DIA: Compatível com DALI e kit de iluminação de emergência integrado na luminária SIA: Compatível com Interact Wireless e kit de iluminação de emergência integrado na luminária

Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (DEIA e DIA) e versões conectadas (SEIA e SIA).
Configurações de controlo disponíveis	Possibilidade de incluir o sensor integrado na luminária; neste caso, os comprimentos são 1,170 mm e 1,450 mm, respetivamente.
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003)
IP	IP40 na parte frontal e IP20 na parte superior
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L90 50 000 h e L80 100 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	de 2,4 kg a 3,5 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em perfil exposto (VPC) ou em teto de estuque (PCV). Para versões em linha contínua (RC532B e RC533B), pedir tampas de parafusos finais à parte (RC530Z EP WH). As versões em montagem individual trazem-nas incluídas. Em linhas contínuas de mais de 10 luminárias, é necessário ter em conta que se deve providenciar uma tensão de linha a cada 10 luminárias.
Acessórios	Tampas de parafusos finais para versões em linha contínua (RC530Z EP WH). As versões em montagem individual trazem-nas incluídas.
Família configurável	Disponível com conector Wieland e com emergência (**RC530Bi**) para dimensões 1450 e 1500mm.

TrueLine saliente ou suspensa



Quando não é possível encastrar as luminárias porque não há grelhas de tetos, é possível utilizar as versões suspensas ou salientes. Nestas versões, o design e as proporções do Corpo têm importância e transformam-se num elemento de design dentro do nosso espaço, além de proporcionarem excelentes prestações luminotécnicas.

Benefícios

- Janela de saída de máxima uniformização
- Eficácia excecional para uma luminária linear
- Dimensões de Corpo da luminária desenvolvidas em conjunto com arquitetos

Características

- Em conformidade com as normas relativas à iluminação de escritórios
- Linhas individuais e contínuas
- Luz direta e indireta
- Preparada para o futuro: conectividade
- Elevada restituição cromática com as versões IRC90 e R9 >50 e disponível em branco ajustável

Aplicações

- Iluminação geral para edifícios de escritórios
- Corredores
- Zonas de circulação
- Salas de reuniões
- Receções

Versões



TrueLine saliente



TrueLine suspensa





Detalhes do produto






TrueLine saliente ou suspensa

Informação técnica

IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Linha de luz de LED, estreita e adequada à arquitetura de interiores de qualquer instalação onde prima o design ao mesmo tempo que se procure uma iluminação de alta qualidade. Com esta gama, é possível poupar energia e, ao mesmo tempo, garantir o nível de luz adequado em conformidade com as normas relativas à iluminação para escritórios. Na versão suspensa, é possível optar por uma iluminação direta ou por iluminação direta/indireta para iluminar o teto e criar um ambiente limpo e sensação de espaço aberto. A TrueLine está também disponível na versão encastrável

TrueLine para fixar




	Length	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)+/-5%
Stand Alone	L570	–	–	–	–	–
	L1130	1130	929	115	86	2,6/3,0
	L1170	1170	969	115	86	2,8/3,2
	L1410	1409	1208	115	86	3,1/3,6
	L1450	1449	1248	115	86	3,3/3,7
	L2250	2253	2052	115	86	5,3/5,9
	L2290	2294	2093	115	86	5,5/6,1
	L2810	2814	2613	115	86	6,4/7,0
	L2850	2854	2653	115	86	6,6/7,2

	Length	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)+/-5%
Line Start / Line End	L570	569	–	150	–	1,4/1,6
	L1130	1128	929	115	84	2,6/3,0
	L1170	1168	969	115	84	2,8/3,2
	L1410	1408	1208	115	84	3,1/3,6
	L1450	1448	1249	115	84	3,3/3,7
	L2250	2252	2053	115	84	5,3/5,9
	L2290	2293	2094	115	84	5,5/6,1
	L2810	2813	2614	115	84	6,4/7,0
	L2850	2853	2654	115	84	6,6/7,2

	Length	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)+/-5%
Line Next	L570	–	–	–	–	–
	L1130	1127	930	113	84	2,6/3,0
	L1170	1167	970	113	84	2,8/3,2
	L1410	1406	1209	113	84	3,1/3,6
	L1450	1446	1249	113	84	3,3/3,7
	L2250	2250	2053	113	84	5,3/5,9
	L2290	2291	2094	113	84	5,5/6,1
	L2810	2811	2614	113	84	6,4/7,0
	L2850	2851	2654	113	84	6,6/7,2

TrueLine suspensa



	Length	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)+/-5%
StandAlone	L570	–	–	–	–	–
	L1130	1130	1064	33	33	2,8/3,2
	L1170	1170	1104	33	33	3,0/3,4
	L1410	1409	1344	33	33	3,3/3,8
	L1450	1449	1384	33	33	3,5/3,9
	L2250	2253	2187	33	33	5,5/6,1
	L2290	2294	2228	33	33	5,7/6,3
	L2810	2814	2748	33	33	6,6/7,2
	L2850	2854	2788	33	33	6,8/7,4

	Length	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)+/-5%
Line Start / Line End	L570	569	536	33	0	1,6/1,8
	L1130	1128	1095	33	0	2,8/3,2
	L1170	1168	1135	33	0	3,0/3,4
	L1410	1408	1375	33	0	3,3/3,8
	L1450	1448	1415	33	0	3,5/3,9
	L2250	2252	2219	33	0	5,5/6,1
	L2290	2293	2260	33	0	5,7/6,3
	L2810	2813	2780	33	0	6,6/7,2
	L2850	2853	2820	33	0	6,8/7,4


	Length	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)+/-5%
Line Next	L570	–	–	–	–	–
	L1130	1127	1127	0	0	2,8/3,2
	L1170	1167	1167	0	0	3,0/3,4
	L1410	1406	1406	0	0	3,3/3,8
	L1450	1446	1446	0	0	3,5/3,9
	L2250	2250	2250	0	0	5,5/6,1
	L2290	2291	2291	0	0	5,7/6,3
	L2810	2811	2811	0	0	6,6/7,2
	L2850	2851	2851	0	0	6,8/7,4

Família	TrueLine suspensa e saliente.
Versões	Versão saliente (**SM530C**) e suspensa **(SP530P**). Disponível em vários comprimentos: 2 pés (570 mm), 4 pés (1130 e 1170 mm), 5 pés (1410 e 1450 mm), 8 pés (2250 e 2290 mm) e 10 pés (2810 e 2850 mm). **SP530P**: suspensa, iluminação direta (OC,UGR<19) **SP531P**: suspensa, iluminação direta (NOC,UGR>19) **SP532P**: suspensa, iluminação direta/indireta (OC, UGR<19) **SP533P**: suspensa, iluminação direta/indireta (NOC, UGR>19) **SM530C**: saliente, (OC, UGR<19) **SM531C**: saliente, (NOC, UGR>19) **SM534C**: saliente assimétrica **SP534P**: suspensão assimétrica
Material	Corpo de alumínio anodizado e difusor curvo de PMMA (OC) ou policarbonato (NOC)
Fluxo sistema de família	Fluxo de 750lm a 11000lm dependendo do modelo
Consumo sistema de família	Entre 6 W e 87 W
Óticas e difusores	Versão OC (UGR<19) Versão NOC, que consegue uma linha de luz com a máxima uniformização (UGR>19) Ótica assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 170 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e branco regulável (TW) e Bioup (BU80). Versões UE ultra-eficientes disponíveis em 4000K CRI80.
Índice de restituição cromática	>80, >90 e R9>50
Tensão de linha	220 V–240 V
Conector	De encaixe (PI)
Controlador (integrado)	DEIA: Compatível com DALI e iluminação de emergência centralizada SEIA: Compatível com Interact Wireless e iluminação de emergência centralizada DIA: Compatível com DALI e kit de iluminação de emergência integrado na luminária SIA: Compatível com Interact Wireless e kit de iluminação de emergência integrado na luminária

Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulação DALI (DEIA e DIA) e versões conectadas (SEIA y SIA).
Configurações de controlo disponíveis	Possibilidade de incluir o sensor integrado na luminária, neste caso os comprimentos são 1.170 mm e 1.450 mm respectivamente
Cor/acabamento	Alumínio, branco (RAL9003) e preto (RAL9005)
Taxa de falhas do controlador	1% em 5000 h
Vida útil	L90 50 000 h e L80 100 000 h
Temperatura de funcionamento	De +10 °C a +40 °C
Peso	de 3,2 kg a 4,1 kg
Instalação (tipo de montagem)	Todas as luminárias são fornecidas com todos os acessórios para a montagem, tanto saliente como suspensa, incluídos na luminária. O kit de suspensão da luminária pode ser SM2 (com cabos de aço e com decoração para teto para tapar o bloco de terminais da tensão de linha) e SW2 (apenas dois cabos de aço, sem decoração). Para montagem em linha contínua, é necessário pedir uma luminária modelo LS por cada linha e o restante modelo LN até completar a linha. Exemplo: para uma linha com 8 luminárias, pediremos 1 LS e 7 LN. Em linhas contínuas de mais de 10 luminárias, é necessário ter em conta que se deve providenciar uma tensão de linha a cada 10 luminárias. Para tal, encomendar uma luminária LN com fonte de alimentação (disponível no configurador), que se chama LNP. A luminária de 570mm é utilizada para finalizar as linhas, é modelo LE e possui um único conector e não possui cabo de força.
Família configurável	Disponível com conector Wieland. Emergência: disponível no configurador em versão saliente 1450mm, para suspenso consultar códigos especiais. Disponível nos comprimentos especiais: 570 (somente para linhas de chegada, versão LE2), 2250 e 2810 mm e versões em L, consultar. Configurador **SM530Ci** para versões de parede. **SP530Pi** para versões suspensas.

TrueLine encastrável


Visão geral da gama



EOC	Descrição	Preço [€]
Tampas de parafusos finais (pedir um código por cada linha no caso de linha continua)		
87480699	RC530Z EP WH SET (2PCS)	40,00

TrueLine saliente ou suspensa

Visão geral da gama



Kit de emergência
ELP3 – Emergency Light Pro (3h)
ELD3 – Emergency Light DALI (3h)
ELW3 – TrustSight DALI (3h)

Comprimentos
2ft – L570
4ft – L1130; L1170
5ft – L1410, L1450
8ft – L2250, L2290
10ft – L2810, L2850

Tipo de conector
PIP – Push-in

Cor do perfil
ALU – Aluminium
WH – White (RAL9003)
BK – Black (RAL9004)

Tipo de montagem
- Saliente
- Suspenso

Controlador
- DIA – DALI InterAct system ready
- DEIA – DALI InterAct central EL
- SIA – InterAct/ Sensor ready wireless
- SEIA – InterAct SR wireless + DC EL

Temperatura de cor
- 3000K, CRI90
- 4000K, CRI90
- Tunable white, CRI90
- 4000K, CRI80 – *Ultra Efficient
- 4000K, CRI80 – BioUp Cyan

Óticas
- **OC** – Direct
  – Direct-Indirect
- **NOC** – Direct
  – Direct-Indirect
- **Assimétrico**
  – Direct

UGR19

Sensor integrado
U4 (SC200)
U5 (SC1500)

Pacote de iluminação

750 lm	3100 lm	5800 lm
1050 lm	3300 lm	5850 lm
1200 lm	3400 lm	6200 lm
1250 lm	3600 lm	6600 lm
1500 lm	3800 lm	6800 lm
1700 lm	4000 lm	7200 lm
1800 lm	4100 lm	7700 lm
1900 lm	4200 lm	8200 lm
2160 lm	4300 lm	8600 lm
2440 lm	4750 lm	9000 lm
2450 lm	4800 lm	9400 lm
2500 lm	4950 lm	9800 lm
2900 lm	5000 lm	11000 lm
3000 lm	5400 lm	

Configuração


Em-line


Individual

Kit de suspensão


SM2:
Standar
(cabos + acabamento)


SW2:
Apenas cabos


SM2T:
Suspensão para perfil em T





TrueLine aplique de parede Novidade



Encontrar o equilíbrio adequado entre as diferentes necessidades de iluminação nos quartos dos pacientes pode ser um desafio. As nossas luminárias de cabeceira hospitalar respondem a este desafio, satisfazendo algumas das principais necessidades de iluminação, tanto dos doentes como dos profissionais de saúde. As luminárias de parede Philips TrueLine oferecem uma iluminação de elevada qualidade aliada a um design minimalista e elegante. A parte superior da luminária proporciona iluminação ambiente indireta, enquanto a parte inferior, emite uma luz difusa direta, suficiente para os pacientes que desejam ler na cama.

Benefícios

- Os níveis de iluminação ajustáveis facilitam a realização das diversas atividades nos quartos dos pacientes.
- Permite cumprir as normas relativas aos níveis de iluminação com uma única luminária.
- Longa duração.

Características

- Fontes de luz direta e indireta controláveis separadamente.
- Distribuição luminosa assimétrica específica.
- Longa vida útil de 50 000 horas @L90 e 100 000 horas @L80.
- Inclui uma Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Aplicações

- Cuidados de saúde.
- Hospitais e unidades de cuidados de saúde.





Detalhes do produto





TrueLine aplique de parede Novidade

Informação técnica

IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Luz elegante, confortável e adaptável para cabeceiras de cama. As luminárias de parede Philips TrueLine apresentam um design moderno e garantem simultaneamente facilidade de limpeza e elevados padrões de higiene. Estas luminárias permitem controlar de forma independente a luz superior e inferior, e o seu design possibilita uma instalação rápida e fácil.





Família	Trueline aplique de parede
Versões	Comprimento em **3ft** e **4ft**
Material	Corpo em alumínio anodizado e fecho em PMMA
Fluxo sistema de família	**3ft**: 4000 lm e **4ft**: 5700 lm
Consumo sistema de família	**3ft**: 41 W e **4ft**: 51 W
Óticas e difusores	Óptica assimétrica
Eficiência do sistema da família	Até 112 lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K
Índice de restituição cromática	>90
Tensão de linha	220V–240V

Conector	Push in (PI)
Controlador (integrado)	2 drivers DALI para alimentação independente
Possibilidade de regulação	Sim
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003)
Taxa de falhas do controlador	5% em 50.000 horas
Vida útil	L90 50.000h e L80 100.000h
Temperatura de funcionamento	De +10°C a +35°C
Peso	**3ft**: 3,3 Kg e **4ft**: 4,1 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suporte de parede
Família configurável	Família não configurável. Quatro códigos disponíveis.

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Equipamento fixo PSU					
39031800	WL532W 40S/930 PSD L850 WH	41	4000	930	791,00
39032500	WL532W 57S/930 PSD L1130 WH	51	5700	930	884,00
39033200	WL532W 40S/940 PSD L850 WH	41	4000	940	791,00
39034900	WL532W 57S/940 PSD L1130 WH	51	5700	940	884,00

KeyLine

PHILIPS



A KeyLine é uma linha de luz com design minimalista. Inclui versões com elevado pacote de lúmens e UGR19, bem como individuais e em linha contínua, suspensa ou saliente. Variedade em comprimento, cores e fluxos, bem como uniões em L.

A elevada eficiência e a boa relação qualidade-preço garantem um bom retorno do investimento.







KeyLine saliente ou suspensa



KeyLine aplique de parede

Novidade

KeyLine saliente ou supensa



Benefícios

- Adequado para zonas de trabalho em escritórios
- Custo total de propriedade atrativo
- Variedade de opções

Características

- Confortável, < UGR19
- Fluxo elevado até 4000 lm em 1,2 metros
- Preparada para Interact com driver wireless
- Vários comprimentos, cores e fluxos

Aplicações

- Escritórios
- Escolas
- Comércio
- Saúde

Versões



TrueLine saliente



KeyLine suspensa







Detalhes do produto




KeyLine

Informação técnica

IP20 | IK06 | 650°C 30s

Linha de luz com design minimalista e luz confortável, suspensa ou saliente e em conformidade com a UGR<19, pelo que é adequada para qualquer aplicação de iluminação geral e zonas de trabalho em escritórios. Flexibilidade no design e diferentes versões, disponível em L para fazer ângulos retos.




Família	KeyLine suspensa e saliente
Versões	**SM350C**: versão linha **SM351C:** versão assimétrica L1200 e L1500 **SM350X**: versão em L Comprimentos: L600 (563 mm), L1200 (1127 mm), L1500 (1407 mm). Disponível a pedido versões até 3,5 metros. Montagem individual ou em linha
Material	Perfil de alumínio Ótica prismática UGR<19
Fluxo sistema de família	600 mm: até 2000 lm 1200 mm: até 4000 lm 1500 mm: até 5000 lm Em 3000 K o fluxo cai 5%
Consumo sistema de família	Até 37,5 W
Óticas e difusores	Ótica prismática UGR<19 A pedido: luz assimétrica e direta/indireta (70/30)
Eficiência do sistema da família	135 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80 (IRC90 bajo pedido)
Tensão de linha	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Controlador (integrado)	PSU, DIA (DALI) e WIA
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (DIA) e para iluminação conectada
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Alumínio, branco (RAL9003) e preto (RAL9004). Outras cores RAL mediante pedido.
IP	20

IK	06
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% a 50.000 horas
Vida útil	L90 50.000 horas e L80 100.000 horas
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	De 2,8 a 3,4 Kg.
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou saliente. Para efetuar a montagem é imprescindível pedir separadamente os acessórios necessários, uma vez que NÃO estão incluídos no código da luminária: - Fixa: suporte para o teto SM350Z CMB - Suspensa: kit de suspensão sem cabo de alimentação SP530Z SM2 e possibilidade de pedir apenas os cabos de aço (sem decoração para teto), para continuar a linha SP530Z SW, de modo que para uma linha você pode pedir um SM2 e o resto SW2. - Cabo de alimentação (opcional, pode ser fornecido pelo instalador) SP530Z C1700 de 1,7 metros - Tampa final: imprescindível em todos os casos para fechar a linha SP530Z EP - Peça de união: no caso de linhas contínuas SP530Z CP - Versões assimétricas vêm com tampa final
Família configurável	SM350Ci para as diferentes versões referidas nesta página Consultar códigos especiais para: - Comprimentos até 3,5 metros - Outras cores RAL - Luz direta/indireta (70/30) - Emergência - IRC90 e também disponível como aplique de parede

KeyLine saliente ou supensa

Visão geral da gama



KeyLine aplique de parede



Benefícios

- Alta eficiência
- Robusto e à prova de água
- Confortável devido ao brilho reduzido
- Longa duração

Características

- Corpo em alumínio extrudido
- À prova de água IP44, proteção IK06
- Vida útil longa: L90 50kHz, L80 100kHz
- Óptica eficiente com alto brilho e redução do encandeamento (UGR<19). Fornecido com Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Aplicações


- Assistência médica
- Hospitais e centros de atendimento


KeyLine aplique de parede

Informação técnica

IP44 IK06

A luminária utiliza uma eficiente tecnologia LED e possui uma classificação CRI90, que atesta a sua reprodução de cores naturais. Com o seu design elegante e características de alta qualidade, a KeyLine é a escolha perfeita para as necessidades de iluminação da sua casa de banho.





Família	Keyline aplique de parede
Versões	L600 e L900
Material	Carcaça de alumínio extrudido e fecho PCS
Fluxo sistema de família	L600: 1200 lm e L900: 1800 lm
Consumo sistema de família	L600: 10 W e L900: 15 W
Eficiência do sistema da família	117 lm/W (3000K) e 124 lm/W (4000K)
Tensão de linha	220 V–240 V

Controlador (integrado)	DALI
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003)
Tasa de fallos del driver	5% a 50.000 horas
Vida útil	L90 50.000 h e L80 100.000 h
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	L600: 2,27 Kg e L900: 2,51 Kg
Família configurável	Família não configurável. Oito códigos disponíveis



KeyLine

Tabela de preços

3000/4000 | LED | L90 50.000 h L80 100.000 h | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão assimétrica					
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	31	2000	4000	367,00
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	38	2000	5000	402,00
Outros componentes (essenciais para instalação)					
62405400	SP350Z EP WH (2 tampas finais em branco)				24,00
62406100	SP350Z EP BK (2 tampas finais em preto)				24,00
62407800	SP350Z EP SI (2 tampas finais em alumínio)				24,00
62408500	SP350Z CP (peça união, pedir para fazer uma linha contínua)				27,00
62409200	SP350Z CMB (2 suportes de montagem)				22,00
62410800	SP350Z SM2 WH (kit de suspensão branca, sem cabo de alimentação)				62,00
62411500	SP350Z SM2 SI (kit de suspensão alu, sem cabo de alimentação)				62,00
61780300	SP350Z SM2 BK (kit de suspensão preto, sem cabo de alimentação)				62,00
62412200	SP350Z SW2 (cabos de aço para suspender sem aparar no teto, usados para dar continuidade à linha)				61,00
62414600	SP350Z C1700 P5 SI (cabo de alimentação de 1,7 m em alu, opcional)				47,00
Acessórios em multipacks					
63410700	SP350Z EP WH 10 sets				149,00
63411400	SP350Z EP BK 10 sets				149,00
63412100	SP350Z EP SI 10 sets				149,00
63413800	SP350Z CP 5 sets				77,00
63414500	SP350Z CMB 10 sets				118,00
63415200	SP350Z SM2 WH 10 sets				404,00
63416900	SP350Z SM2 SI 10 sets				404,00
63409100	SP350Z SM2 BK 10 sets				404,00
63417600	SP350Z SW2 10 sets				376,00
63419000	SP350Z C1700P5 SI 5 sets				161,00
Aplique de parede					
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10	1200	3000	520,00
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15	1800	3000	553,00
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9	1200	4000	520,00
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14	1800	4000	564,00
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9	1200	4000	508,00
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14	1800	4000	508,00
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9	1200	3000	508,00
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14	1800	3000	531,00

12NC	EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema para luminárias Interact Ready			
Hardware			
Passarelas*			
913701037703	77579000	LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway - Para PRA (Advance)	542,00
913701065303	15991400	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1116,00
Interruptores sem fios**			
Interruptor sem fios de 2 botões: ON/OFF e regulação			
913701055703	27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios de 4 botões: ON/OFF, regulação da intensidade da luz e 2 cenas			
913701055803	27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**			
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m			
913701067003	26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luz operado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m			
913701067103	26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luz IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m			
913701071203	32146500	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**			
Sensor de movimento e luz DALI alimentado por tensão de rede para utilização no interior, IP65 – Altura de montagem de 2 m a 6 m			
913701071303	34057200	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH **6M S**	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado por tensão de rede para utilização no interior, IP65 – Altura de montagem de 4 m a 12 m			
913701071403	34060200	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH **12M S**	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado por tensão de rede para utilização no interior, IP65 – Altura de montagem de 4 m a 16 m			
913701071503	34063300	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH **16M S**	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx			
913701075003	10326000	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**			
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m			
913701063103	47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (Branco)	209,00
913701063303	47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (Preto)	209,00
Sensor de movimento – Altura de montagem de 4,6 m a 12,2 m			
913701063203	47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (Branco)	209,00
913701063403	47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B (Preto)	209,00
Software			
Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para a implementação do sistema InterAct			Gratuito
Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *			Gratuito

* Essencial para a operação, arranque e gestão do sistema InterAct PRA e PRE
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir
Importante: Capacidade máxima de gateways
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)

Puzzle

Novidade

Soluções Signify myCreation

PHILIPS




A primeira luminária linear impressa em 3D, concebida por Florent Coirier, licenciado em Design de Produto pela ENSAAMA Olivier de Serres e com um mestrado em Design pela BIAD – BCU. Florent trabalhou com importantes agências de design e exerce atualmente atividade como designer independente para marcas internacionais como EMU, Serralunga e Ligne Roset. Foi distinguido com os prémios RED DOT AWARD (2019) e GOOD DESIGN AWARD (2018).

Os seus projetos caracterizam-se por serem práticos, funcionais e ambientalmente responsáveis, desenvolvidos em estreita colaboração com os fabricantes.

O design da Puzzle destaca-se pelas suas linhas elegantes, formas claras e uma estrutura composta por células quadradas, celebrando a interação entre a luz e a forma.

A utilização da tecnologia de impressão 3D permite minimizar o desperdício de materiais e eliminar a necessidade de moldes complexos, resultando num processo de produção mais eficiente e sustentável.



Benefícios

- Efeito de luz suave e brilhante e linha de luz contínua.
- Em conformidade com os requisitos de escritório e ligado.
- Design exclusivo feito com 75% de material PET reciclado, desenhado pelo designer externo Florent Coirier.

Características

- Eficiência até 152 lm/W
- IRC 90, temperatura de cor: 3000 K / 4000 K
- Fluxo luminoso: 4000 e 5000 lm
- Manutenção do fluxo luminoso: 72.000 horas para L80 a 25 °C Ta
- Taxa de falha do driver <1% às 5000 h
- IP20 / IK02
- Classe elétrica II
- Intervalo de temperatura ambiente: +10 °C a +35 °C
- Garantia de 5 anos
- Classificação: IRC90 SDCM <2

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis

Puzzle suspenso (TCPZLN)




Puzzle Novidade

Informação técnica


CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 750°C | máx. +35°C +10°C mín.


Puzzle combina performance, sustentabilidade e uma linguagem visual arrojada com um conceito modular marcante. A luminária pendente oferece um efeito de iluminação sem sombras, compatibilidade com sistemas inteligentes e uma estética moderna.

Versão 4 feet




Versão 5 feet






	A (mm)
4 feet	539
5 feet	513

Versão 4 feet con sensor



Versão 5 feet com sensor



Peso (kg)	4 feet	4 feet com sensor	5 feet	5 feet com sensor
Luminária	2,3	2,3	2,7	2,8
Luminária de teto	2,4	2,5	2,9	3,0

Família	Puzzle
Versões	**TCPZLN** – Puzzle suspenso
Material	Impresso com 75% de materiais PET reciclados pós-consumo.
Fluxo sistema de família	**1200 mm**: 4000 lm **1500 mm**: 5000 lm
Consumo sistema de família	De 26,2 W até 34,2 W
Óticas e difusores	WB – OC (feixe largo com conformidade de escritório)
Eficiência do sistema da família	Até 157 lm/w
Temperatura de cor	CRI90 3000 K e 4000 K
Tensão de linha	Condutor exterior (na cobertura ou no teto)
Controlador (integrado)	Driver integrado no corpo da luminária.
Fator de potência	0,9
Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), DIA (Wired DALI InterAct), WIA (Wireless InterAct), U4/U5 (Interact com sensor integrado)

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cor PET reciclado transparente (CL00T) Textura de linhas finas (T102)
IP	20
IK	04
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Sim
Taxa de falhas do controlador	<10% a 50.000 horas Ta 25°C
Vida útil	72.000 horas a L80 @ 25°C Ta
Temperatura de funcionamento	10°C a 35°C
Peso	**1200 mm**: 2,3 – 2,5 kg **1500 mm**: 2,7 – 3 kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso **SM2**: Dois cabos e canopla para o driver (branco ou preto) **SMT2**: Dois cabos e perfil em T (driver para o teto) **SW2**: Dois cabos (driver para o teto)
Informações adicionais	Configurador disponível: **TCPZ00I**. Ir para a página: https://www.mycreation.signify.com/en-eur/lighting-solutions/puzzle



Ilti Luce Linha para interiores



As linhas de luz são uma importante ferramenta visual e decorativa, ao mesmo tempo que cumprem a função de iluminar.

Soluções decorativas e funcionais, com perfis com e sem rebordo, com difusores opalinos ou transparentes para cobrir as mais diversas aplicações de iluminação arquitetural em espaços interiores

ILTI LUCE

Luminárias para efeitos de iluminação arquitetural, orientação visual, marcação ou iluminação decorativa.

Benefícios

- Luz uniforme de alta intensidade
- Alto fluxo em tamanho reduzido
- Disponível em diferentes tonalidades de luz
- Devido ao seu tamanho, é de fácil integração na arquitetura
- Totalmente reguláveis

Características

- Sistemas lineares LED salientes, encastrar ou suspender.
- Disponíveis em diferentes comprimentos para maior flexibilidade no design
- Podem ser cortados de acordo com o projeto
- Disponibilidade de versões de fita LED montadas em perfis de alumínio e com difusores opalinos ou transparentes
- Tensão de linha de baixa tensão de 24 V (não fornecidos com a luminária)
- Permite a regulação DALI, 1-10 V...

Aplicações

- Iluminação em sanca
- Iluminação linear arquitetural em interiores

Página web Ilti Luce >



Slackline gen2



Slackline Micro



Slackline RIM



Zirkol C



Zirkol Circle Wall

PureStyle Powercore



Entre as luminárias lineares para iluminação arquitetural, destaca-se a família PCK PureStyle. O seu excelente desempenho luminoso oferece uma excecional consistência cromática em tons brancos e uma grande versatilidade em luz de cor.

Seu cuidadoso sistema óptico permite uma ampla gama de pacotes de iluminação, bem como uma mistura perfeita de cores, mesmo em curtas distâncias. Aliada a estas características, encontra-se uma composição de cores excelente >95, assim como um índice R9 até 81.



Benefícios

- Design compacto muito fácil de ocultar.
- Excelente restituição cromática com CRI>90 em tons entre 2700 e 6500 K.
- As bases rotativas com segurança incorporadas permitem uma rotação de 180°, facilitando a orientação no local

Caraterísticas

- Versões IntelliHue e RGBA: excepcional mistura de cores e brancos entre 2.000 e 10.000 K.
- Dois comprimentos disponíveis, 300 e 1200 mm e três aberturas de feixe

Aplicações

- Sancas de luz



Detalhes do produto





PureStyle Powercore

Informação técnica


A PureStyle Powercore é a solução premium de iluminação arquitetural indireta, rasante e de sancas de luz. PureStyle Powercore oferece a melhor tecnologia de mudança de cor em combinação com uma gama de luz branca muito precisa nas versões IntelliHue ou uma excelente gama de tons de luz quentes para as versões RGBA num tamanho muito compacto. A PureStyle Powercore utiliza um sistema ótico exclusivo que lhe permite proporcionar fluxos até 800 lm com um CRI >95 (índice R9 até 81) e com gamas de temperatura de cor de 2000 K a 10 000 K, bem como com uma combinação perfeita a uma distância bastante curta a partir do ponto de saída de luz.


PureStyle






PureStyle Compact











PureStyle Powercore

Informação técnica

Família	PureStyle Powercore
Versões	PureStyle Intellihue PureStyle RGBA PureStyle Compact IntelliHue PureStyle Compact RGBA
Material	**PureStyle**: Corpo em alumínio fundido pintado de branco, ótica difusora em policarbonato **PureStyle Compact**: Corpo em policarbonato branco, lentes em policarbonato
Fluxo sistema de família	**PureStyle Intellihue**: 662 a 3108 lm **PureStyle RGBA**: 520 a 2312 lm **PureStyle Compact IntelliHue**: 149 a 480 lm/305 mm **PureStyle Compact RGBA**: 147 a 424 lm/303 mm
Consumo sistema de família	**PureStyle**: de 13 W até 52 W **PureStyle Compact**: de 5 W até 28W.
Óticas e difusores	**PureStyle**: 10° x 60°, 30° x 60°, 100° x 100° **PureStyle Compact**: 60° x 90° (com lentes antirreflexo), 100° x 100°
Eficiência do sistema da família	**PureStyle IntelliHue**: 55 a 61 lm/W **PureStyle RGBA**: 39 a 42 lm/W **PureStyle Compact IntelliHue**: 36,7 a 75,9 lm/W **PureStyle Compact RGBA**: 35,8 a 66,8 lm/W
Temperatura de cor	**Intellihue**: Brancos reguláveis de 2700–4000K e cores RGB **RGBA**: vermelho, verde, azul, âmbar
Índice de restituição cromática	>90 (luz branca). Consistência de cor (<2 SDCM)

Tensão de linha	Powercore: 100–240 V
Interface de controlo	Data Enabler Pro (DMX o Ethernet)
Sistemas de controlo	Controladores Color Kinetics DMX e plataforma Interact Landmark para gestão remota.
Possibilidade de regulação	Sim. Sinal DMX/Ethernet
Cor/acabamento	Branco
IP	20
Marca CE	Sim
Vida útil	Consultar consoante a versão
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 50 °C
Peso	De 0,5 Kg até 1,8 Kg (consoante o modelo)
Blocos de terminais e cablagens	Inclui conectores macho-fêmea. Encomende separadamente. Leader cable (cabo de tensão de linha). Cabos jumper (cabos de interligação) dependendo do tipo de montagem.
Instalação (tipo de montagem)	Fixado por parafusos.
Outras opções a pedido	Calha de montagem (Mounting Track) para um melhor alinhamento dos equipamentos de iluminação.

CoreLine Regleta G3+



Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de manutenção.

A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as réguas tradicionais com lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.



Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (Réguas tradicionais TL-D de 2x18 W, 2x36 W e 2x58 W).
- Poupança energética até 50% em comparação com os tubos fluorescentes.
- Consumos reduzidos entre 17 W e 75 W.
- Alta eficiência até 139 lm/W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada.
- Facilidade de instalação e manutenção.

Caraterísticas

- Réguas com tecnologia LED.
- Disponíveis entre 2200 lm e 10000 lm.
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K.
- Boa restituição cromática Ra > 80
- Distribuição de luz simétrica.
- Difusor mate que garante o conforto visual.
- Disponível com versões regulação DALI.
- Disponíveis nas versões para iluminação conectada
- Disponível com emergência autónoma.

Aplicações

- Iluminação geral
- Sancas de luz
- Montagem de linhas de luz



Conexão linhas de luz



Acesso a conexão



Conexão



Controlador



Parte de cima



Acessórios suspensão




Acessórios




CoreLine Regleta G3+

Informação técnica


A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED proporciona soluções de iluminação que combinam uma luz de qualidade com poupanças substanciais em termos de energia e de manutenção. Estas luminárias podem ser utilizadas para substituir as réguas tradicionais com lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples. As luminárias Coreline Régua BN126C são uma melhoria em relação às BN124C e promovem uma poupança de energia máxima de 50 % em comparação com TL-D. São concebidas com tecnologia LED fiável e sem manutenção, substituem diretamente as réguas convencionais por rendimento luminoso (réguas TL-D de 2x18 W, 2x36 W e 2x58 W), flexibilidade de instalação e comprimento. A distribuição de luz é simétrica e possuem um difusor opalino que garante o conforto visual. Podem ser utilizadas para iluminação geral e montagem em linha contínua. Aplicações: armazéns, garagens e estacionamentos sob cobertura, indústria geral e indústria alimentícia (certificados IFS, HACCP, BRC).



A: Distância de montagem - L600



A: Distância de montagem - L1200 - L1500 - L1800



Família	Philips CoreLine Régua G3+
Versões	L600=600 mm; L1200=1200 mm; L1500=1500 mm; L1800=1800 mm
Material	Corpo: aço pintado Difusor: policarbonato, extrudido
Fluxo sistema de família	**Versões L600**: 22S/840= 2200 lm; 20S/830= 2000 lm **Versões L1200**: 25S/840= 2500 lm; 23S/830= 2300 lm; 41S/840= 4100 lm; 38S/830= 3800 lm 64S/840=6400 lm; 60S/830= 6000 lm **Versões L1500**: 35S/840= 3500 lm; 32S/830= 3200 lm; 52S/840= 5200 lm; 48S/830= 4600 lm 80S/840= 8000 lm; 74S/830= 7200 lm **Versões L1800**: 64S/840= 6400 lm; 60S/830= 6000 lm; 100S/840= 10000 lm; 94S/830= 9400 lm
Consumo sistema de família	**Versões L600:** 22S, 20S: 17 W **Versões L1200:** 25S, 23S: 18 W **Versões L1200:** 41S, 38S: 31 W **Versões L1200:** 64S, 60S: 49 W **Versões L1500:** 35S, 32S: 25,5 W **Versões L1500:** 52S, 48S: 40 W **Versões L1500:** 80S, 74S: 59 W **Versões L1800:** 64S, 60S: 49 W **Versões L1800:** 100S, 94S: 75 W
Óticas e difusores	Policarbonato
Eficiência do sistema da família	Até 139 lm/W (consoante a versão)
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V - 240 V / 50 - 60 Hz

Equipamento/ controlador (integrado)	PSU: Driver on board PSD, WIA: Philips Xitanium
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	DALI
Configurações de controlos disponíveis	Versões Ineract Ready (WIA)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco RAL 9003
IP	40 - compartimento óptico; 20 - carcasa
IK	04
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	0,05 % às 50Khrs
Vida útil	L80 50 Khrs
Temperatura de funcionamento	De -20 °C a +40 °C (Ver instruções de montagem)
Peso	De 0,62 a 1,75 Kg consoante a versão
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suporte de montagem em teto (incluído) e ganchos para a instalação em tetos (opcional). Linhas de luz: a fiação de uma luminária não está incluída, mas é possível uma conexão simples (consulte as instruções de montagem)
Informações adicionais	Mais informações adicionais nas instruções montagem: - Consumo para cada versão - Peso - Faixa de temperatura operacional - Número máximo de luminárias por MCB



CoreLine Regleta G3+

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | 50.000h L80 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões no reguláveis					
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	17	2200	4000	53,00
911401833684	BN126C LED20S/830 PSU L600	17	2000	3000	53,00
911401833784	BN126C LED25S/840 PSU L1200	18	2500	4000	68,00
911401833884	BN126C LED23S/830 PSU L1200	18	2300	3000	68,00
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31	4100	4000	74,00
911401834084	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31	3800	3000	74,00
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49	6400	4000	84,00
911401834284	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49	6000	3000	84,00
911401834384	BN126C LED35S/840 PSU L1500	25,5	3500	4000	89,00
911401834484	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5	3200	3000	89,00
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40	5200	4000	95,00
911401834684	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40	4800	3000	95,00
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59	8000	4000	105,00
911401834884	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59	7400	3000	105,00
911401834984	BN126C LED64S/840 PSU L1800	49	6400	4000	116,00
911401835084	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49	6000	3000	116,00
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75	10000	4000	142,00
911401835284	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75	9400	3000	142,00
Versões reguláveis					
910505103402	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34	4100	4000	137,00
910505103403	BN126C LED52S/840 PSD L1500	43	5200	4000	158,00
910505103404	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54	6400	4000	158,00
910505103405	BN126C LED80S/840 PSD L1500	63	8000	4000	179,00
Versões com emergência 3 horas					
910505103371	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36	4100	4000	211,00
910505103373	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	44	5200	4000	226,00
910505103382	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	64	8000	4000	263,00
Versões Interact Ready WIA					
910505103380	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34	4100	4000	189,00
910505103401	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54	6000	3000	205,00
910505103372	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54	6400	4000	205,00
910505103381	BN126C LED52S/840 WIA L1500	43	5200	4000	211,00
910505103375	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64	7400	3000	226,00
910505103374	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64	8000	4000	226,00
Acessórios – Sistema de suspensão de cabo (2x)					
911401776802	BN126Z SC				11,00
Componentes do sistema para luminárias Interact Pro (elementos para funcionamento do sistema)					
Hardware					
77579000	LCN1840/05 Wireless Gateway EU (Passarela) *				542,00
26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH **				137,00
26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH **				147,00
47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f Branco **				209,00
47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f Branco **				209,00
47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f Preto **				209,00
47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f Preto **				209,00
44931800	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B (Interruptor) **				211,00
Software					
	Interact Pro App (sólo Android) *				Gratuita
	Interact Pro App (sólo IoS) *				Gratuita
	Interact Portal (https://www.sme.interact-lighting.com) *				Gratuita

*Imprescindível para o funcionamento ou a preparação para funcionamento e gestão do sistema. **Importante**: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias).
**Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

InteGrade LED Food-Fashion



Iluminação LED linear que proporciona a máxima liberdade de design, uma vez que é constituído por módulos lineares LED, cabos, blocos de terminais e controladores. Este é fornecido em duas versões: Engine (sem perfil) e Fixture (com perfil). Graças às dimensões compactas do sistema, pode integrar-se em qualquer espaço, orientando a luz para o local pretendido através de uma ótica assimétrica.



Benefícios

- Linha de luz contínua e uniforme, sem apresentar pontos escuros
- Restituição cromática de 90
- Vários comprimentos de módulos LED: 140-575-855-1150 mm
- Além das temperaturas de cor standard (3000 e 4000 K), apresenta outras duas específicas para acentuação das carnes (WWR) e dos peixes (5600 K)
- Vida útil de 50 000 h
- Premium White, uma qualidade única de cores.

Caraterísticas

- Poupanças de energia superiores a 75 % em comparação com um sistema 28 W TL5)
- Óticas assimétricas de qualidade superior
- A cablagem InteGrade permite a ligação entre módulos
- Garantia Philips de 5 anos (sistema InteGrade LED Food combinado com o driver LED e os cabos da Philips)

Aplicações

- Graças ao seu tamanho reduzido, o sistema pode ser utilizado para iluminação de prateleiras, estantes e armários frigoríficos.



InteGrate LED Vision
Maior fluxo luminoso



InteGrate LED Value
Maior poupança energética

Detalhes do produto






InteGrade LED Food-Fashion

Informação técnica

O sistema InteGrade LED Food é um sistema para iluminação de estantes, prateleiras e sancas de luz. Com os blocos de terminais InteGrade específicos é fácil criar linhas de luz mais amplas. Graças às dimensões compactas do sistema, integra-se de forma estética no interior da loja, por baixo ou no interior de estantes e em armários frigoríficos.



Família	InteGrade LED Food-Fashion
Versões	Vision: maior fluxo luminoso e Value: maior poupança energética
Material	Policarbonato
Eficiência energética	125 lm/w
Reinstalação de lâmpadas	T8 fluorescente/T5 fluorescente
Temperatura de cor	3000, Talho, 4000 K e 5600
Índice de restituição cromática	PW até 93
Tensão de linha	24 V
Fator de potência	0,9
Equipamento	Controlador de potência LED 100 W – controlador de potência 80 W

Possibilidade de regulação	Não
Cor/acabamento	Cinzento metalizado
Certificados	CEI/EN 62031, CEI/EN 62471 CEM (EN 55015/EN 61547) CEI60335-2-89 VDE UL listed NSF CSA CE
Vida útil	50 000 h L70B50
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +30 °C
Instalação (tipo de montagem)	Ver acessórios de instalação
Etiqueta EE	A+







GreenSpace Downlight 3D

Soluções Signify myCreation



Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. A GreenSpace é uma solução de Downlights 3D económica e sustentável que pode ser utilizada para substituir as soluções de Downlights com tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral.

Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.





Versão GreenSpace Compact DN510B



Versão GreenSpace Mini DN500B

Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática

Caraterísticas

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética
- Sistema de alta eficiência luminosa: 80 lm/W (DN500B); 100 lm/W (DN510B)
- Rendimento estável de cor (SDCM <5) e elevada restituição cromática (CRI >90)
- Disponível com iluminação de emergência
- Disponível em versões IP54 total (exceto controlador)
- Disponível em versões de UGR22 e UGR19
- Disponível em 3000 lm para aplicações de tetos altos.
- Disponível com regulamentação DALI, compatível com DALI para sistemas Interact com ou sem fios, com sensor integrado.
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações
- Disponível para sistemas Interact Ready.
- Opção de branco ajustável (2700K – 6500K)

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais




GreenSpace Downlight 3D


Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Os downlights encastráveis LED GreenSpace 3D são compostos por materiais que favorecem o fabrico através de impressão 3D, o que permite uma grande flexibilidade. Proporcionam um equilíbrio ideal entre o seu custo inicial e o custo da instalação durante a sua vida útil. A GreenSpace é uma solução de Downlights económica e sustentável que pode ser utilizada para substituir as soluções de Downlights com tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo "instalar e esquecer". O GreenSpace também está disponível em versões IP54 ou de iluminação de emergência. As versões IP54 estão pensadas para uma instalação em aplicações nas quais é necessário um elevado grau de proteção, como laboratórios, manipulação de alimentos, viseiras e dosséis.



Mini DN500B



Compact DN510B







GreenSpace Downlight 3D

Informação técnica


Família	GreenSpace Downlight 3D
Versões	**DN500B:** version Mini **DN510B:** version Compact
Material	Corpo e aro com 75% de policarbonato biocircular. Dissipador térmico com 55% de alumínio reciclado pós-consumo.
Fluxo sistema de família	**Mini:** 700 lm a 2000 lm **Compact:** 700 lm a 3000 lm
Consumo sistema de família	De 6 W até 32 W dependendo do fluxo
Óticas e difusores	**Ótica**: Alto brilho UGR 22 (C), refletor UGR 19 (OC) e refletor branco UGR 25 (WR) **Difusor (IP54):** policarbonato transparente (PCC) e policarbonato opalino (PCO)
Eficiência do sistema da família	Até 162 lm/W
Cromaticidade	SDCM <3
Temperatura de cor	3000K, 4000K, Branco regulavel (2700K - 6500K)
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Tensão de linha	220 V-240 V. 50 Hz/60 Hz.
Driver	Driver externo no teto
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), PSD (regulável por DALI), DIA (interAct com fios DALI), WIA (interAct sem fios), SIA U4/U5 (interAct com sensor integrado)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	**Cores**: Branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e cinzento acetinado RAL 9006 (GR402) **Textura**: Linhas finas (T102)
IP	20 e 54
IK	02. IK06 para as versões IP54 (exceto SIA e PCO com emergência).
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	Menos de 10% às 100.000 h para uma temperatura ambiente de 25 °C
Vida útil	- 100.000 h, L100 a 25 °C Ta para os modelos 830/840/930/940 com fluxo luminoso constante (CLO) - 100.000 h, L90 a 25 °C Ta para os modelos 830/840/930/940 em 700/1400 lúmens e, por encomenda, 2000 lúmens - 100.000 h, L80 a 25 °C Ta para os modelos 830/840/930/940 em todas as outras gamas de fluxo luminoso.
Temperatura de funcionamento	10° C a 35° C (PCO y PCC: -20° C a 35° C)
Peso	**Mini**: 450 g **Compact**: 600 g
Blocos de terminais e cablagens	- **EW**: 0,5 m (clase Eca) GST18/3 M Wieland con cierre de seguridad - **EWW3**: 1 m (clase Eca) 771 - conector macho de 3 polos WAGO WINSTA con cierre de seguridad - **EWP**: 0,5 m (clase Eca) GST18/3 M WIELAND con bloqueo de seguridad + conector GST18I3F B2 ZR1 SW para cableado pasante. Apto para secciones de cable rizo de entrada de 0,75-2,5 mm² - **EWD**: 0,5 m (clase Eca) GST18/3 M Wieland con cierre de seguridad + cable de 0,5 m (clase Eca) GST15i2 - **EWD5P**: 0,5 m (clase Eca) GST18/5i M Wieland con cierre de seguridad - **EWW5**: 1 m (clase Eca) 771 - WAGO WINSTA macho de 5 polos con bloqueo de seguridad - **E2CP**: 2,5 m (clase Eca) con enchufe Schuko - **E2KW**: 2 m (clase Eca) GST18/3 M Wieland con bloqueo de seguridad - **E2KWW3**: 2 m (clase Eca) 771 - WAGO WINSTA macho de 3 polos con bloqueo de seguridad - **E2KWD**: 2 m (clase Eca) GST18/3 M Wieland con bloqueo de seguridad + cable de 2 m (clase Eca) GST15i2 Wieland - **E2KWD5P**: 2 m (clase Eca) GST18/5i M Wieland con cierre de seguridad - **E2KWW5**: 2 m (clase Eca) 771 - WAGO WINSTA macho de 5 polos con cierre de seguridad - **BW**: 0,5 m (clase B2ca) GST18/3 M Wieland con cierre de seguridad sin halógenos, - **BWP**: 0,5 m (clase B2ca, sin halógenos) GST18/3 M WIELAND con cierre de seguridad + conector GST18I3F B2 ZR1 SW para cableado pasante. Apto para sección de cable rizado de entrada de 0,75-2,5 mm² - **BWD**: 0,5 m (clase B2ca) GST18/3 M Wieland con cierre de seguridad + cable de 0,5 m (clase B2ca) GST15i2 sin halógenos - **B2KW**: 2 m (clase B2ca) GST18/3 M Wieland con cierre de seguridad, sin halógenos, - **B2KWD**: 2 m (clase B2ca) GST18/3 M Wieland con cierre de seguridad + cable de 2 m (clase B2ca) GST15i2 sin halógenos
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Outras opções a pedido	Disponível configurador: **DN500BI.** Para mais opções, configurador: **TCGSRRI**. Ir para a página https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/greenspace
Informações adicionais	Versiones con emergencia TustSight de 3h (ELP, ELP, ELW, ELDC).

GreenSpace PerfectFit Circular

Soluções Signify myCreation

Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. Além disso, não desejam ter de fazer adaptações na instalação para montar estes equipamentos de luz. A GreenSpace PerfectFit Circular é um downlight 3D sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral, independentemente das suas dimensões.

Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.





Benefícios

- Substituição direta 1 para 1 para qualquer diâmetro de recorte entre 150 e 280 mm.
- Poupança de tempo e custos: não são necessários anéis adaptadores.
- Curto período de retorno do investimento: poupança considerável nos custos de eletricidade e longa vida útil.
- Existe sempre uma solução para o seu projeto de renovação: vasta gama de especificações.
- Experiências de iluminação únicas: luz suave para espaços especiais.

Características

- 27 tamanhos para abranger qualquer recorte entre 150 mm e 280 mm.
- Aro extralargo: cobre 15 mm em redor da abertura para ocultar danos ou imperfeições no teto.
- Opções 830, 840, 930, 940 e branco ajustável.
- Manutenção do fluxo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) durante a vida útil média: 100 000 horas, L90 @ 25 °C Ta.
- Versões com fluxo luminoso constante (CLO): 100 000 horas, L100 @ 25 °C Ta.
- Disponível em versões de 700 a 5000 lúmenes, abrangendo aplicações desde casas de banho a átrios.
- Vasta gama de cores de aro e óticas para combinar com diferentes designs de interiores.
- Versão IP54 disponível com cobertura frontal.
- Instalação rápida graças à vasta gama de ligações e cabos.

Aplicações

- Educação
- Saúde
- Aeroportos
- Shoppings




GreenSpace PerfectFit Circular



Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Os downlights encastráveis LED GreenSpace 3D PerfectFit são construídos com materiais que favorecem o fabrico através de impressão 3D, o que permite uma grande flexibilidade. Agora, também se pode configurar qualquer recorte entre 150 mm e 280 mm para se adaptar a qualquer projeto novo ou instalação antiga, no caso de substituições. Proporcionam um equilíbrio ideal entre o seu custo inicial e o custo da instalação durante a sua vida útil. A GreenSpace PerfectFit Circular é um downlight económico e sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral.





GreenSpace PerfectFit Circular



Informação técnica

Família	GreenSpace PerfectFit Circular
Versões	**TCGSRR XXX** (dependendo do diâmetro de corte)
Fluxo sistema de família	**150–195 mm**: 700–2000 lm **200–225 mm**: 1100–3000 lm **230–250 mm**: 1100–5000 lm **255–280 mm**: 2000–5000 lm
Consumo sistema de família	De 6 W a 32 W dependendo do fluxo
Óticas e difusores	**Ótica**: Alto brilho UGR 22 (C): 150–250 mm Refletor UGR 19 (OC): 150–250 mm Refletor branco UGR 25 (WR): 150–280 mm Refletor preto UGR 22 (BKR): 150–250 mm Colcha de latão acetinado UGR 22 (BS1): 150–250 mm Dunas de latão acetinado UGR 22 (BS2): 150–250 mm Camadas de latão acetinadoUGR 22 (BS3): 150–250 mm **Difusor**: IP54 transparente (PCC): 150–280mm Opala IP54 (PCO): 150–250mm
Eficiência do sistema da família	Até 162 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e branco regulavel 2700 K a 6500 K
Índice cromático	SDCM <3
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Tensão de linha	220 V–240 V. 50 Hz/60 Hz.
Driver	Driver externo no teto
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), PSD (regulável por DALI), DIA (interAct com fios DALI), WIA (interAct sem fios), SIA U4/U5 (interAct com sensor integrado)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402), Cinza acetinado RAL 9006 (GR402), Cappuccino acetinado (BR401), Bronze acetinado (BZ410), Rosa acetinado (PK400) e Verde sálvia acetinado (GN402)
IP	IP20 / IP54
IK	02. IK06 para versões IP54
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<10% a 100.000 h Ta 25 °C
Vida útil	- 100.000 h, L100 a 25 °C Ta para tipos 830/840/930/940 con salida de luz constante (CLO) - 100.000 h, L90 a 25 °C Ta para tipos 830/840/930/940 en 700/1400 y, bajo pedido, 2000 lúmenes - 100.000 h, L80 a 25 °C Ta para tipos 830/840/930/940 en el resto de paquetes de lúmenes
Temperatura de funcionamento	10° a 35° / -20° a 35° para PCO y PCC (excepto para U4, U5, ELP3, ELD3, ELW3, Opciones de cableado)
Peso	**150–170 mm**: 450 g **175–195 mm**: 500 g **200–215 mm**: 600 g **220–245 mm**: 650 g **250–280 mm**: 800 g
Blocos de terminais e cablagens	- **EW**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **EWW3**: 1 m (classe Eca) 771 – Conector macho WAGO WINSTA de 3 pólos com fecho de segurança - **EWP**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M WIELAND com fecho de segurança + conector GST18I3F B2 ZR1 SW para cablagem de passagem. Adequado para fios de entrada com uma secção transversal de 0,75–2,5 mm² - **EWD**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe Eca) GST15i2 - **EWD5P**: 0,5 m (classe Eca) GST18/5i M Wieland com fecho de segurança - **EWW5**: 1 m (classe Eca) 771 – WAGO WINSTA macho de 5 pólos com fecho de segurança - **E2CP**: 2,5 m (classe Eca) com ficha Schuko - **E2KW**: 2 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **E2KWW3**: 2 m (classe Eca) 771 – WAGO WINSTA macho de 3 pólos com fecho de segurança - **E2KWD**: 2 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + Cabo de 2 m (classe Eca) GST15i2 Wieland - **E2KWD5P**: 2 m (classe Eca) GST18/5i M Wieland com fecho de segurança - **E2KWW5**: 2 m (classe Eca) 771 – Conector macho WAGO WINSTA de 5 pólos com fecho de segurança - **BW**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança isento de halogéneo - **BWP**: 0,5 m (classe B2ca, isento de halogéneo) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + conector GST18I3F B2 ZR1 SW para cablagem passante. Adequado para cabos de entrada com uma secção transversal de 0,75 a 2,5 mm² - **BWD**: 0,5 m (classe B2ca) Wieland GST18/3 M com fecho de segurança + 0,5 m de cabo livre de halogéneo (classe B2ca) GST15i2 - **B2KW**: 2 m de cabo livre de halogéneo (classe B2ca) Wieland GST18/3 M com fecho de segurança - **B2KWD**: 2 m de cabo isento de halogéneo (classe B2ca) Wieland GST18/3 M com fecho de segurança + 2 m de cabo isento de halogéneo (classe B2ca) GST15i2
Instalação (tipo de montagem)	Encastrável. Fixação por molas.
Acessórios	Anéis decorativos: foscos (DR-FR) e difusos (DR-DF)
Outras opções a pedido	Configurador disponível: **TCGSRRI** Aceda à página https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/greenspace
Informações adicionais	Versiones con emergencia TustSight de 3h (ELP, ELP, ELW, ELDC)

Drum

Soluções Signify myCreation

Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. Drum permite aos clientes configurar a versão desejada e obter um downlight 3D económico e sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral que tenham sido instaladas ao teto, carril 3C ou suspensos.

Os downlights Drum podem ser utilizados para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo “instalar e esquecer”.







Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações.
- Poupança de energia de até 70 %: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Cumpre as normas de iluminação para escritórios, com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática.

Caraterísticas

- Tecnologia LED de longa duração com elevada eficiência energética.
- Sistema de alta eficiência luminosa: >= 139 lm/W
- Rendimento estável de cor (SDCM <5) e elevada restituição cromática (IRC>80)
- Disponível em diferentes formatos de instalação: saliente, suspenso e Calha 3C.
- Disponível em versões de UGR22 e UGR19.
- Disponible en 3000 lm para cobrir aplicações de teto alto.
- Disponível com regulação DALI, VLC (Sistema Indoor Positioning).
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações
- Disponível para sistemas Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais



TCKTTM
Montagem em calha 3C/5C6



TCKTSM
Montagem saliente



TCKTPT
Montagem suspensa com conector 3C



TCKTPS
Montagem suspensa com roseta





Drum


Informação técnica


CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LIFE L80B50 50K h | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +45°C +10°C mín.


Os clientes pretendem encontrar o equilíbrio ideal entre o investimento inicial e o custo da instalação durante a vida útil da mesma. A Série KT permite aos clientes configurar a versão desejada e obter um downlight 3D económico e sustentável que pode ser utilizado para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL em aplicações de iluminação geral que tenham sido instaladas ao teto, carril 3C ou suspensos.
Os downlights Séries KT podem ser utilizados para substituir os downlights de tecnologia convencional CFL (PL-C 2 x 18 W e PL-C 2 x 26 W) em aplicações de iluminação geral. Conta com a tecnologia LED mais avançada, que permite um consumo energético muito reduzido e, ao mesmo tempo, uma potência constante e um bom índice de restituição cromática. A vida útil prolongada do produto também o converte numa verdadeira solução de tipo "instalar e esquecer". Entre as suas vantagens, encontra-se uma elevada eficiência luminosa do sistema: > 107 lm/W, poupança energética de até 70%, o que permite a amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos. Cumpre as normas de iluminação para escritórios (UGR 19), com rendimento de cor estável e elevada restituição cromática. Possui ainda a possibilidade de ter uma proteção IP54, com difusor curvo transparente ou opalino.















Drum

Informação técnica

Família	Drum (KT)
Versões	**TCKTTM –** Montagem em calha 3C/5C6 **TCKTSM –** Montagem saliente **TCKTPT –** Montagem suspenso com conector 3C **TCKTPS –** Montagem suspenso com roseta
Material	Corpo: Material pintado 3D (218 mm Ø) Difusor: Policarbonato.
Fluxo sistema de família	De 1100 lm a 3000 lm
Consumo sistema de família	De 13,6 W até 27,5 W
Óticas e difusores	**Óptica**: UGR 22 (C) de alto brilho, refletor UGR 19 (OC) e refletor branco UGR 25 (WR) **Cobertura**: Transparente (PCC) e opaca (PCO)
Eficiência do sistema da família	Até 144 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice cromático	SDCM <5
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Tensão de linha	220 V - 240 V
Driver (integrado)	Driver integrado na luminária
Fator de potência	>0,90


Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), DIA (Wired DALI InterAct), WIA (Wireless InterAct)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e cinzento acetinado RAL 9006 (GR402)
IP	IP20 / IP54 (com tampa e montagem saliente)
IK	IK02 / IK06 (com tampa e montagem saliente)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<1% @ 5.000 h
Vida útil	100.000hrs a L90 @ 25°C Ta
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a 35 °C
Peso	1,3 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector 3C/5C6 para calha de 3 encendidos, montagem na superfície e suspenso com roseta saliente a teto.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suporte de montagem em calha de 3 encendidos, saliente e suspenso.
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/drum Configurador disponível CPQ: **TCKT00I**

Essential

Soluções Signify myCreation

A série Essential é a segunda geração da antiga série BR. Estes downlights de grandes dimensões são a solução ideal para melhorar a sua iluminação em escritórios residenciais, comércio, cuidados de saúde e hotelaria.

As texturas especiais e as cores da moda fazem com que esta iluminação se destaque em todas as divisões. Foi concebida para a circularidade e criada a partir de policarbonato biocircular. A Essential pode ser encastrada, montada à superfície e suspensa. A Essential integra-se em todos os sistemas através de controlos sem fios e com fios, incluindo a integração de sensores e a iluminação de emergência. A grande superfície de emissão de luz com sistema ótico MXO garante um elevado conforto visual.







Benefícios

- Amplo portefólio para dar resposta às necessidades dos clientes em várias aplicações e de tipos de projetos.
- Disponível em diferentes formatos de instalação: encastrável, suspenso e saliente.
- Disponível para conectividade através de drivers DIA e WIA (Interact Ready)
- Aposte na circularidade e na sustentabilidade com a nossa gama impressa em 3D de policarbonato e >55% de material biocircular

Caraterísticas

- Larga vida útil 70 000 horas
- Alta eficiência >120 lm/W
- Rendimento estável de cor (SCDM>3) e elevada restituição cromática (IRC90)
- Possibilidade de UGR19

Aplicações

- Escritórios
- Setor retalhista
- Hotéis e hospitais



Encastrável



Suspenso



Saliente



Aplique



Encastrável no tecto falso



Médio



Grande




Essential

Informação técnica

LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C

Grandes projetores decorativos com possibilidade de instalação encastrada, saliente e suspensa. Excelente solução para escritórios, hotelaria ou espaços comerciais. Produto com uma vasta gama de cores e texturas que lhe permitirá chamar a atenção para a iluminação nos locais onde é necessária. Geração 2 da antiga série BR.







Essential

Informação técnica

Família	Eseential
Versões	- **TCBRSM M**: Essential Médio Saliente - **TCBRPS M**: Essential Médio Suspenso - **TCBRRM M**: Essential Médio Encastrável - **TCBRRF M**: Essential Médio Encastrável VPC - **TCBRWM M**: Essential Médio Aplique - **TCBRSM L**: Essential Grande Saliente - **TCBRSM L**: Essential Grande Suspenso - **TCBRRM L**: Essential Grande Encastrável - **TCBRRF L**: Essential Grande Encastrável VPC - **TCBRWM L**: Essential Grande Aplique
Material	Policarbonato
Fluxo sistema de família	- **Essential M Saliente**: 1900 - 3400 lm - **Essential M Suspenso / Encastrável / Encastrável VPC**: 1900 - 4800 lm - **Essential M Aplique**: 1200 - 3400 lm - **Essential L Saliente**: 4600 - 5000 lm - **Essential L Suspenso / Encastrável / Encastrável VPC**: 4600 - 8000 lm - **Essential L Aplique**: 3000 - 5000 lm
Consumo sistema de família	**Essential M:** 8,5 W - 33,6 W **Essential L:** 19,8 W - 53,2 W
Óticas e difusores	- **OC (UGR 19): M e L** versões saliente, suspenso, empotrado y empotrado VPC. - **MXO (UGR 22): M** versões adosado, suspendido, encastrável e encastrável VPC. **L** versões suspenso, encastrável e encastrável VPC. - **Opala PCO: M e L** todas as versões
Eficiência do sistema da família	120 lm/W - 152 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e branco regulável 2700 K - 6500 K
Índice cromático	< 3 SDCM
Índice de restituição cromática	> 90
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Driver integrado
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), DIA (Cablagem DALI InterAct), WIA (InterAct sem fios), SIA U4/U5 (Interact com o sensor integrado)
Classe elétrica	II

Cor/acabamento	**Cores**: Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402), Cinzento acetinado RAL 9006 (GR402), Cappuccino acetinado (BR401), Bronze acetinado (BZ410) e Latão acetinado (BS420) **Texturas**: Triângulos (T305), Colcha (T430), Linhas (T204), Dobras (T432), Dunas (T404), Geada (T304) e Camadas (T102).
IP	20
IK	04
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C Ta; 50.000hrs a L90 @ 25°C Ta
Taxa de falhas do controlador	<1 % a 5000 horas
Temperatura de funcionamento	10° C - 35° C
Peso	1,6 Kg a 3 Kg
Blocos de terminais e cablagens	- **EW**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **EWP**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + conector GST18I3F B2 ZR1 SW para cablagem passante. Adequado para cabos de entrada de par entrançado com uma secção transversal de 0,75 a 2,5 mm² - **EWD**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe Eca) GST15i2 - **BW**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança isento de halogéneo - **BWP**: 0,5 m (classe B2ca, isento de halogéneo) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + conector GST18I3F B2 ZR1 SW para cablagem passante. Adequado para cabos entrançados de entrada com uma secção transversal de 0,75 a 2,5 mm² - **BWD**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe B2ca) GST15i2 isento de halogéneo
Instalação (tipo de montagem)	Saliente, suspenso, encastrável e encastrável VPC
Outras opções a pedido	Configurador disponível: **TCBR02I** Ir para o site: **https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/essential**
Informações adicionais	Versiones con emergencia TustSight de 3h (ELP, ELP, ELW). Color de base adosada para suspender seleccionable

LuxSpace Downlight



Os clientes pretendem otimizar todos os seus recursos, o que inclui não só os custos de exploração (energia, etc.), como também os recursos humanos. As poupanças energéticas são, por isso, uma prioridade, mas não devem ter um efeito adverso sobre o bem-estar dos funcionários, que necessitam de um ambiente agradável para serem mais produtivos, nem sobre os clientes, que pretendem desfrutar da sua experiência de compras. A LuxSpace apresenta a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design, sem renunciar ao rendimento luminoso (representação e uniformidade da cor). Uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.



LuxSpace encastrável

Novidade



LuxSpace saliente

Novidade



LuxSpace suspenso

Novidade



LuxSpace quadrado

LuxSpace encastrável





Versão Mini
DN560B
UGR22



Versão Mini
DN561B
UGR19



Versão Compact
DN610B
Novidade

Benefícios

- Máxima eficiência em toda a gama: até 185 lm/W
- Cria uma iluminação suave e natural, que garante o conforto visual
- Integração perfeita com o teto graças ao rebordo fino e estreito; a versão de estrutura sem aro é ideal para a integração em tetos de estuque
- Concebido para apoiar a economia circular e alcançar os seus objetivos de sustentabilidade

Caraterísticas

- Gama de quatro sistemas óticos: alto brilho, facetado, mate e branco
- UGR 19 até 2400 lm na versão compact. UGR 19 no modelo DN561B na versão mini.
- Cores do aro: branco, alumínio e preto
- Adaptado a vários tipos de montagem (versão compact)
  - Versão sem aro: RML
  - Versão para retrofit:
    - RAD225 com aro adaptador para diâmetro de corte de 225 mm
    - RAD240 com aro adaptador para diâmetro de corte de 240 mm
  - Versão padrão: RIM200 para diâmetro de corte de 200 mm
- Compatível com emergência central.
- Várias opções adicionais: vidro transparente PG e opalino PGO (frente IP54), iluminação de emergência, vidro eco suspenso, cablagem passante.
- Elevada reprodução de cor, opções com CRI90 e R9 > 50

Aplicações


- Escritórios
- Setor retalhista
- Hospitais
- Hotéis
- Aeroportos
- Museus
- Educação



LuxSpace encastrável – Versão Mini

Informação técnica

O downlight encastrável LED LuxSpace permite conseguir a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design sem renunciar ao rendimento luminoso (uniformidade e um bom índice de restituição cromática). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.









LuxSpace encastrável – Versão Mini

Informação técnica

Família	Philips LuxSpace Downlight Mini .
Versões	DN560B (UGR22) e DN561B (UGR19)
Fonte de luz	Módulo LED
Material	Corpo e anel: alumínio. Refletor: plástico, revestimento moldado em alumínio (alto brilho).
Fluxo sistema de família	800 lm, 1200 lm e 2000 lm
Consumo sistema de família	De 8 W a 11,2 W
Óticas e difusores	- Refletor de alto brilho (C) - Refletor mate (M) - Refletor facetado (F) - Refletor branco (WR)
Eficiência do sistema da família	De 127 lm/W a 140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	- PSU-E – Não dimerizável - PSE-E – Luminária central não dimerizável - PSD-E – Dimerização DALI - DIA-VLC-E – DIA com Comunicação Visual de Iluminação - DIA – DALI, compatível com o sistema InterAct - DEIA-VLC-E – Luminária central DALI InterAct com Comunicação Visual de Iluminação - DIA-CLO – Dimerização DALI, compatível com o sistema InterAct, Comunicação Visual de Iluminação habilitada; CLO ativado - POE-E – Alimentação via Ethernet (PoE) **Cancelado** - WIA-E – Wireless, compatível com o sistema InterAct
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com controlo por botão DALI e Touch & DIM. Versões sem controlo (PSU e PSE). WIA (Interact System).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Alto brilho metalizado, branco (RAL9003), cinzento (RAL9006), preto (RAL9005).


IP	20. Versões com vidro protetor: IP54 na parte frontal nas versões PG ou PGO.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L90 (a +25 °C)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 35 °C
Peso	de 0,72 Kg a 1,17 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser utilizados são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). **NOTA**: todos os cabos possuem o bloco de terminais Macho com bloqueio de segurança Wieland tipo GST18/3. Para DALI, é utilizado o bloco de terminais BST14. Os cabos de classe B2ca não possuem Halogéneos.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Acessórios	Vidros de proteção transparentes (PG) e opalinos (PGO).
Outras opções a pedido	- Vidro transparente PG e opalino PGO (parte frontal IP54). - Emergência autónoma 1 e 3 h. - Sistema CLO (fluxo de saída constante). - Versões sem anel. - Vidros decorativos suspensos. - Outras opções com Configurador **DN560Bi** (Mini) e **DN570Bi** (Compact)
Informações adicionais	O downlight LuxSpace possui versões com emergência autónoma TrustSight PRO (ELP) e DALI (ELD) de 3h. As versões de TrustSight DALI cumprem a norma espanhola. Cumpre as normas de iluminação de emergência centralizada com CC. Para as versões PoE, há a possibilidade de emergência EL3 de 3 horas.


LuxSpace encastrável – Versão Compact Novidade

Informação técnica

IP20 | 220V AC | 50Hz 60Hz

Os plafons LED de encastrar LuxSpace oferecem a combinação perfeita entre eficiência, praticidade e design, sem comprometer a qualidade da luz (uniformidade e bom índice de reprodução de cores). Oferecem uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.







LuxSpace empotrado – Versão Compact Novidade

Informação técnica

Família	Philips LuxSpace Downlight .
Versões	DN610B
Fonte de luz	Módulo LED
Material	Corpo e anel: alumínio. Refletor: plástico, revestimento moldado em alumínio (alto brilho).
Fluxo sistema de família	De 2000 lm até 6000 lm
Consumo sistema de família	De 10 W a 33,4 W
Óticas e difusores	- Refletor de alto brilho (C) - Refletor mate (M) - Refletor facetado (F) - Refletor branco (WR) - Refletor preto (BKR)
Eficiência do sistema da família	Até 185 lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K e TWH
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- PSU-E – Standard (Não dimerizável) - PSE-E – Luminária central não dimerizável - PSD-E – Dimerização DALI - PSED-E – Dimerização DALI, DC compatível - DIA-E – DALI, InterAct system ready - DIA-VLC-E – DIA com Comunicação Visual por Iluminação - DEIA-VLC-E – DALI InterAct central EL com comunicação visual por luz - WIA-E – Wireless, compatível com o sistema InterAct
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com controlo por botão DALI e Touch & DIM. Versões sem controlo (PSU e PSE). WIA (Interact System).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Alto brilho metalizado, branco (RAL9003), cinzento (RAL9006), preto (RAL9005). Qualquer outra cor RAL possível a pedido.

IP	20. Versões com vidro protetor: IP54 na parte frontal nas versões PG ou PGO.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L90 (a +25 °C)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser utilizados são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **EWD5P**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5m de cabo para DALI (Classe Eca) 5 Pólos - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). **NOTA**: todos os cabos possuem o bloco de terminais Macho com bloqueio de segurança Wieland tipo GST18/3. Para DALI, é utilizado o bloco de terminais BST14. Os cabos de classe B2ca não possuem Halogéneos.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Acessórios	Vidros de proteção transparentes (PG) e opalinos (PGO).
Outras opções a pedido	Outras opções com Configurador **DN610Bi**
Informações adicionais	O downlight LuxSpace possui versões com emergência autónoma TrustSight PRO (ELP) e DALI (ELD) de 3h. As versões de TrustSight DALI cumprem a norma espanhola. Cumpre as normas de iluminação de emergência centralizada com CC. Para as versões PoE, há a possibilidade de emergência EL3 de 3 horas.

LuxSpace Compact saliente & suspenso Novidade



Benefícios

- A melhor eficácia da sua classe, até 185 lm/W
- Amplas opções de design com vários tipos de montagem, cores de carcaça e refletores

Caraterísticas

- Gama de cinco sistemas óticos: alto brilho, facetado, mate, branco e preto.
- OC (UGR19) e L65 < 3000 cd/m² por defeito até 2400 lm.
- Temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K
- Cores: branco mate (RAL9003), cinzento mate (RAL9006), preto mate (RAL9004)
- Cumpre as normas de iluminação de emergência central com CC.
- Opções adicionais: vidro transparente PG, vidro opalino PGO.
- Vida útil prolongada de 100.000 h L80

Aplicações

- Escritórios
- Auditórios
- Aeroportos
- Hotéis
- Prédios municipais
- Setor retalhista
- Hospitais e centros de saúde



LuxSpace saliente
DN610C



LuxSpace suspenso
DN610P




LuxSpace Compact saliente & suspenso Novidade

Informação técnica

IP20 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IK08 | GLOW WIRE 650°C

O downlight saliente e suspensa LED LuxSpace permite a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design sem renunciar ao rendimento luminoso (uniformidade e um bom índice de restituição cromática). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.



Família	Philips LuxSpace Downlight Compact Saliente e Suspensa
Versões	**Versão saliente:** DN610C **Versão suspensa:** DN610P
Fonte de luz	Módulo LED
Material	Corpo: alumínio. Refletor: plástico, revestimento moldado em alumínio (refletor de alto brilho ou refletor facetado)
Fluxo sistema de família	**DN610C**: de 2000 lm a 6000 lm **DN610P**: de 2000 lm a 4000 lm
Consumo sistema de família	De 10,8 W a 37 W
Óticas e difusores	- Refletor de alto brilho (C) - Refletor mate (M) - Refletor facetado (F) - Refletor branco (WR) - Refletor preto (BKR)
Eficiência do sistema da família	Até 185 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice cromático	<2 SDCM
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	• PSU-E – Standard (Não dimerizável) • PSD-E – Dimerização DALI • DIA-E – DALI, InterÀct system ready

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSE). As versões PSD têm a opção de regulação TD (Touch & DALI).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Alto brilho de tipo metálico, branco (RAL9003), cinzento, preto (RAL9005). Qualquer outra cor RAL possível a pedido.
IP	20. Fornecido com vidros de proteção PG ou PGO.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	-
Taxa de falhas do controlador	5% com uma vida útil média de 50.000 horas
Vida útil	50 000 h L90 (a +25 °C)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Peso	**DN610C**: 1,8 Kg **DN610P**: 2,2 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe ou com gancho
Instalação (tipo de montagem)	Saliente e suspensa
Acessórios	Vidros de proteção transparentes (PG) e opalinos (PGO)
Outras opções a pedido	Outras opções com Configurador **DN610Ci**
Informações adicional	Não tem versão de emergência autónoma.

LuxSpace quadrado



Benefícios

- A melhor eficiência luminosa da sua classe até 121 lm/W
- Cria uma iluminação suave e natural, que garante o conforto visual
- Integração perfeita com o teto graças ao rebordo fino e estreito; a versão de estrutura sem aro é ideal para a integração em tetos de estuque

Caraterísticas

- Gama de quatro sistemas óticos: alto brilho, facetado, mate e branco
- Cores de rebordo: alto brilho tipo metálico, branco (RAL9010), cinzento, preto (RAL9005) como standard (qualquer outra cor RAL possível a pedido)
- Versão com estrutura sem aro disponível (não para versões LED40S)
- Cumpre as normas de iluminação de emergência central com CC
- Vários opções adicionais: iluminação de emergência (bateria única de 3 horas), ligação de passagem
- Disponível com sistemas Interact Ready.

Aplicações

- Escritórios
- Estabelecimentos comerciais
- Hospitais
- Hotéis
- Aeroportos



LuxSpace quadradro DN572B
com ótica de brilho elevado



LuxSpace quadradro DN572B
com ótica facetada




Detalhe do produto





LuxSpace quadrado

Informação técnica

O downlight encastrável LED LuxSpace quadrado permite conseguir a combinação perfeita de eficiência, comodidade e design sem renunciar ao rendimento luminoso (uniformidade e um bom índice de restituição cromática). Apresenta uma vasta gama de opções para criar o ambiente desejado, seja qual for a aplicação.







Família	Philips LuxSpace Downlight Quadrado - encastrável.
Versões	Quadrada **DN572B**
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Material	Corpo e rebordo: alumínio Refletor: plástico, alumínio revestido (para ótica facetada e de alto brilho)
Fluxo sistema de família	1200 lm e 2500 lm
Consumo sistema de família	De 10,6 W a 21 W
Óticas e difusores	- Refletor de alto brilho (C) - Refletor mate (M) - Refletor facetado (F) - Refletor branco (WR)
Eficiência do sistema da família	131 lm/W e 154 lm/W
Temperatura de cor	830, 840, 930 e 827
Índice de restituição cromática	>80 e >90 (3000 K)
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	- Para PSU Philips Xitanium de 20 W e 36 W, tipos /m e WH. Para DALI TD/Is Xitanium de 20 W e 36 W tipos WH e /m (com possibilidade de Touch & Dim) e também VLC - Philips Xitanium PoE - Philips Xitanium WZ - Driver WIA (Interact Ready)
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSED-E) e POE, versões sem regulação (PSE-E).
Configurações de controlo disponíveis	DALI, POE e Interact ready
UGR	≥16
Classe elétrica	II

Cor/acabamento	Rebordo: branco (RAL 9010), cinzento (semelhante a RAL 9006), preto (RAL 9005) ou tipo metálico de alto brilho. Outras cores RAL disponíveis a pedido
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L90
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Peso	1,17 kg
Blocos de terminais e cablagens	Os tipos de cabos que podem ser utilizados são: - **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) - **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) - **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). - **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) - **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). - **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) - **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: todos os cabos possuem o bloco de terminais Macho com bloqueio de segurança Wieland tipo GST18/3. Para DALI, é utilizado o bloco de terminais BST14. Os cabos de classe B2ca não possuem Halogéneos.
Instalação (tipo de montagem)	Encastrado. Fixação através de molas.
Acessórios	Sim. Acessório para montagem das versões sem rebordo.
Outras opções a pedido	- Emergência autónoma de 3 h. - Versões sem rebordo. - Outras opções com Configurador **DN572Bi**.
Informações adicionais	O downlight LED LuxSpace quadrado cumpre as normas de iluminação de emergência central referente a CC.

CoreLine Downlight gen5

A CoreLine Downlight da Philips cumpre o compromisso da CoreLine com downlights encastráveis inovadores, fáceis de utilizar e de alta qualidade. A gama CoreLine Downlight é adequada para substituições um por um de luminárias convencionais com um TCO atrativo que incentiva os seus clientes a fazer a mudança para LED. Estes downlights encastráveis oferecem uma distribuição uniforme da luz para utilização em aplicações de iluminação geral e de escritório (UGR 19). Além disso, oferecem poupanças de energia instantâneas e têm uma vida útil muito mais longa, criando uma solução ecológica e económica.

Os downlights encastráveis CoreLine DN142B são fáceis de instalar graças ao seu diâmetro de corte padrão e aos conectores de encaixe. A família inclui uma opção Interact Ready com comunicações sem fios integradas, que pode ser utilizada com gateways, sensores e software Interact.







Benefícios

- Poupança de energia e vida útil mais longa para reduzir os custos gerais de funcionamento
- A substituição um a um facilita a mudança para LED
- Baixo encandeamento adequado para aplicações de escritório.

Caraterísticas

- Disponível em dois diâmetros de corte (150 mm e 200 mm)
- Downlight refletor branco UGR 25
- Downlight refletor em alumínio UGR 19
- Eficiência energética: até 120 lm/W
- Gama de temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K
- Variedade de controladores; DALI e sem fios com Interact Ready
- Versões opcionais de iluminação de emergência disponíveis
- Versões opcionais IP54 disponíveis

Aplicações

- Escritórios
- Áreas interiores gerais
- Receção e hall
- Salas de reuniões
- Corredores



Versão Compact
DN142B
Refletor branco



Versão Mini
DN142B
Refletor branco



Versão Compact
DN142B
Refletor de alumínio




Versão Mini
DN142B
Refletor de alumínio



CoreLine Downlight gen5

Informação técnica

A família CoreLine Downlight foi concebida para substituir os downlights fluorescentes compactos convencionais. A sua atrativa relação qualidade-preço pode ajudar a fazer a mudança para LED. Estas luminárias criam um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral. Também oferecem poupanças de energia instantâneas e têm uma vida útil muito mais longa, o que os torna numa solução amiga do ambiente. São fáceis de instalar graças ao seu tamanho de corte normalizado e aos conectores de encaixe.







CoreLine Downlight gen5

Informação técnica

Família	Philips Coreline Downlight DN142B - luminária encastrável.
Versões	**Versão Mini:** DN142B de 1200 lm (refletor branco e refletor de alumínio). **Versão Compact:** DN142B de 3200 lm (refletor branco e refletor de alumínio).
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Material	Alumínio fundido em molde com pressão
Fluxo sistema de família	- LED10S - 1200 lm. - LED20S - 2300 lm.
Consumo sistema de família	LED10S - 9,8 W LED20S - 19,2 W
Óticas e difusores	Difusor acrílico esmerilado (ACL) Feixe largo: 120 D (WB)
Eficiência do sistema da família	**Versões Mini**: LED10S - até 120 lm/W **Versões Compact**: LED20S - até 120 lm
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Cromaticidade	<5 SDCM
Tensão de linha	220 V-240 V / 50, 60 Hz
Equipamento/ controlador (integrado)	**Versão Compact:** - Fluxo fixo: controlador integrado em PCB (PSU). - DALI: controlador externo Xitanium. - Interact Ready: WIA. **Versão Mini:** - Fluxo fixo: controlador integrado em PCB (PSU). - DALI: controlador externo Xitanium.
Fator de potência	>0,9
UGR	Refletor branco (WR): 25 Refletor em alumínio (C): 22

Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-E). Com funcionalidade Touch & DIM (regulação por botão). Wireless com Interact Ready para iluminação conectada.
Configurações de controlo disponíveis	Apenas nas versões Interact Ready.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	**DN142B:** refletor branco com anel branco e refletor de alumínio com anel branco. Branco com RAL 9010
IP	20. IP54 para versões com parte frontal de vidro de proteção.
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000h
Vida útil	50 000h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	- 20°C a +40°C para refletor em branco. - 10°C a +40°C para refletor em alumínio. - 0°C a 35°C para as versões de emergência.
Peso	De 0,42 Kg a 0,84 Kg Com emergência de 1,15 Kg a 1,39 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector push-in
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola.
Acessórios	NÃO
Outras opções a pedido	NÃO. Esta família não possui configurador.
Informações adicional	Existem versões emergência autónoma de 3 horas realizada com o sistema TrustSight Basic da Philips.



CoreLine Downlight gen5

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | 120° | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Compact					
Refletor em branco					
Standard					
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	19,2	2350	3000	78,95
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	19,2	2350	4000	78,95
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	20	2350	3000	145,26
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	20	2350	4000	145,26
IP54					
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	19,2	2350	3000	105,26
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	19,2	2350	4000	105,26
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	20	2350	3000	170,53
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	20	2350	4000	170,53
Emergência 3h					
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	24,5	2350	3000	296,57
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	24,5	2350	4000	296,57
Refletor em alumínio					
Standard					
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	19,2	2300	3000	91,58
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	19,2	2300	4000	91,58
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	20	2250	3000	145,26
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	20	2250	4000	145,26
IP54					
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	19,2	2300	3000	112,63
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	19,2	2300	4000	112,63
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	20	2250	3000	177,89
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	20	2250	4000	177,89
Emergência 3h					
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	24,5	2250	3000	312,65
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	24,5	2250	4000	312,65
MINI					
Refletor em branco					
Standard					
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	9,8	1200	3000	68,97
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	9,8	1200	4000	68,97
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	10,4	1200	3000	126,44
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	10,4	1200	4000	126,44
IP54					
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	9,8	1200	3000	82,76
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	9,8	1200	4000	82,76
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	10,4	1200	3000	149,43
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	10,4	1200	4000	149,43
Emergência 3h					
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	14,9	1200	3000	286,22
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	14,9	1200	4000	286,22



CoreLine Downlight gen5

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | 120° | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Refletor em alumínio					
Standard					
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	9,8	1200	3000	76,84
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	9,8	1200	4000	76,84
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	10,4	1150	3000	133,68
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	10,4	1150	4000	133,68
IP54					
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	9,8	1200	3000	91,58
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	9,8	1200	4000	91,58
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	10,4	1150	3000	154,74
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	10,4	1150	4000	154,74
Emergência 3h					
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	14,9	1150	3000	294,26
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	14,9	1150	4000	294,26
Interact Ready					
Refletor em branco					
Standard					
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR	20,4	2350	3000	155,18
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR	20,4	2350	4000	155,18
Emergência 3h					
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3	24,9	2350	3000	419,56
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3	24,9	2350	4000	419,56
Refletor em alumínio					
Standard					
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19	20,4	2350	3000	165,53
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19	20,4	2350	4000	165,53
Emergência 3h					
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3	24,9	2350	3000	427,60
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3	24,9	2350	4000	427,60



CoreLine Downlight gen5

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L80 50.000h | 120° | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)



CoreLine SlimDownlight Multitemperatura



A CoreLine SlimDownlight Multitemperatura é uma gama de luminárias encastradas extremamente finas, concebidas para substituir as luminárias Downlights baseadas na tecnologia de lâmpadas CFL-ni/CFL-I. O custo total de propriedade atrativo facilita aos clientes a mudança para LED. A CoreLine SlimDownlight Gen3 proporciona um efeito de “superfície de luz” natural para utilização em aplicações de iluminação geral. Oferece também poupanças de energia instantâneas e tem uma vida útil muito mais prolongada, o que a torna numa solução amiga do ambiente e com uma excelente relação qualidade-preço. A instalação é fácil, uma vez que a luminária tem o mesmo recorte e a sua profundidade é extremamente reduzida.

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (CFL-ni e CFL-i)
- Poupança de energia de até 80%
- Consumos reduzidos de 6,5 W e 18 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada
- Facilidade de instalação e manutenção

Caraterísticas

- Downlights com tecnologia LED extremamente fina
- Disponível em três versões: Micro de 650 lm, Mini de 1100 lm e Compact de 2100 lm
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K.
- Bom índice de restituição cromática (SCDM < 3)
- IP20 e IP 54 na frente
- Ótica opalina mate
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready)
- Disponível com regulação DALI

Aplicações

- Iluminação geral em corredores
- Lojas
- Áreas de receção
- Áreas de tráfego no interior





Versão encastrada
DN145B




Versão saliente
DN145C

CoreLine SlimDownlight Multitemperatura


Informação técnica


A família CoreLine SlimDownlight Multitemperatura é uma gama de luminárias encastradas extremamente finas, concebidas para substituir as luminárias de Downlights baseadas na tecnologia de lâmpadas CFL-ni/CFL-i. O seu custo total de propriedade atrativo facilita a mudança para LED. A CoreLine SlimDownlight Multitemperatura proporciona um efeito de "superfície de luz" natural para utilização em aplicações de iluminação geral. Oferece também poupanças de energia instantâneas e tem uma vida útil muito mais prolongada, o que a torna numa solução amiga do ambiente e com uma excelente relação qualidade-preço. A instalação é fácil, uma vez que a luminária tem o mesmo recorte e a sua profundidade é extremamente reduzida.


DN145B



	1100lm	2100lm
A	166	217
B	86	135
C	32	36
D	23	25
E	152-157	203-208







DN145C

	1100lm	2100lm
A1	166	217
A2	171	222
B	140	188



CoreLine SlimDownlight Multitemperatura

Informação técnica

Família	Luminária de encastrar Philips Coreline SlimDownlight DN145B + acessório de montagem superficial.
Versões	**Versão encastrada**: DN145B **Versão fixa**: DN145B+acessório DN145Z.
Material	Corpo: alumínio fundido em molde Refletor: PMMA
Fluxo sistema de família	LED6S- 680-700 lm LED10S- 1080-1150 lm LED20S- 2000-2100 lm
Consumo sistema de família	- LED6S: 6,5 W - LED10S: 10 W - LED20S: 18 W
Óticas e difusores	Difusor frontal opalino. Abertura 84D
Eficiência do sistema da família	Até 120 lm/W
Temperatura de cor	Multitemperatura: 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Índice cromático	SDCM <3
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Controlador de fluxo fixo: - LED20S - Xitanium 20 W - LED10S - Xitanium 36 W Controlador externo DALI: - LED10S - Xitanium 20 W WH TD CL - LED20S - Xitanium 36 W WH TD CL Controlador externo IA: - LED10S - Xitanium 20 W WZ - LED20S - Xitanium 36 W WZ

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI e versões Interact Ready integrados no sistema Interact Pro. Touch & DIM para a versão DALI.
Configurações de controlo disponíveis	DALI e versões Interact Ready.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9016)
IP	IP20 e IP54 na frente
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50.000hrs L80.
Temperatura de funcionamento	-0 °C a +35 °C -20 °C a +35 °C para versões Interact Ready
Peso	De 0,24 Kg a 0,68 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe com gancho
Instalação (tipo de montagem)	Versão encastrada: fixação através de flanges de difusor curvo. Versão saliente: parafusos e base metálica para fixação em teto ou parede. A cablagem entre luminárias não é possível.
Acessórios	Sim, para montagem. Acessório DN145B + DN145Z para versões PSU
Outras opções - a pedido	Não. Não existem versões com emergência autónoma ou centralizada.

CoreLine SlimDownlight Multitemperatura

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L70 50.000h | 120° | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versão empotrable					
Micro					
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5	680-700	3000-4000	30,95
Mini					
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	9,5	1080-1150	3000-4000	41,05
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	10,0	1080-1150	3000-4000	121,05
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	10,0	1080-1150	3000-4000	132,63
Compact					
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	17,5	2000-2100	3000-4000	52,63
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	18,0	2000-2100	3000-4000	127,37
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	17,5	2000-2100	3000-4000	147,37
Versão saliente					
Acessórios adosar (version PSU led 10/led 20+ accesorio)					
31703299	DN145Z SM Frame D150				8,42
31704999	DN145Z SM Frame D200				10,53
O Kit * - Bateria e controlador					
79985400	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB				89,00

* Verifique os modelos compatíveis nas instruções de montagem do produto



CoreLine SlimDownlight Multitemperatura

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000 | LED | L70 50.000h | 120° | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)

LuxSpace Accent



Os comerciantes têm de fazer face a preços de energia cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, necessitam de manter a qualidade de luz a que estão habituados, a flexibilidade em termos de integração arquitetónica e os efeitos de luz adequados para captar a atenção do cliente. Necessitam também de soluções que, no futuro, lhes permitam implementar conceitos diferenciadores no seu espaço comercial. A LuxSpace Accent proporciona luz de alta qualidade, um feixe impressionante e uma eficiência luminosa surpreendente e é a solução energeticamente eficiente ideal para os exigentes ambientes comerciais atuais, uma vez que apresentam a opção perfeita para uma vasta gama de aplicações de iluminação, por exemplo, PremiumWhite para revenda de vestuário e receitas Food para supermercados.







LuxSpace Accent Ajustável



LuxSpace Accent Cotovelo

LuxSpace Accent Ajustável



Benefícios

- Su alta calidad de luz permite captar la atención de los clientes
- El diseño de las luminarias se integra en la tienda de forma discreta
- El buen rendimiento energético, equiparable al de CDM Elite, se complementa con una vida útil mucho mayor y una amortización del coste total de propiedad en tres años

Caraterísticas

- Eficacia de hasta 145/lm/W, gracias a los reflectores con alto rendimiento (LOR=90%)
- Paquetes lumínicos de 1.200 a 5.200 lm para equipararse a MASTERColour CDM Elite 20/35/50/70 W
- Elección de temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K y recetas PW930, FMT, CH, ROSE y PC930
- Índice de reproducción del color 80, 90 y 95
- Disponible con haz estrecho, mediano, ancho, muy ancho y oval
- Refrigeración pasiva en todas las versiones de la gama
- Versões regulables
- Opciones de cableado pasante e iluminación de emergencia
- Disponible en versión para iluminación conectada (Interact Ready)

Aplicações

- Alimentación y establecimientos de moda

Versões



Versão Compact
RS771B
orientável



Versão Performance
RS781B
orientável







Detalhes do produto




LuxSpace Accent Ajustável

Informação técnica


IP20 | IK02 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | GLOW WIRE 650°C

As luminárias LuxSpace Accent com tecnologia LED possuem óticas de brilho reduzido para iluminação de acentuação em todo o tipo de aplicações de interior. Proporcionam uma poupança de energia de 80% face às lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às da lâmpada MASTERColour CDM. Ligação imediata e possibilidade de regulação.





Versión Compact



Versión Performance

Família	Philips LuxSpace Accent – sistemas encastrados de acentuação.
Versões	**Versões Compact:** RS771B (Orientável) **Versões Performance:** RS781B (Orientável)
Material	Anel: metal. Dissipador térmico: alumínio fundido em molde. Globo frontal: acrílico ou vidro. Ótica: plástico
Fluxo sistema de família	**Versões Compact:** de 1650 lm a 4900 lm **Versões Performance:** de 3200 lm a 5200 lm
Fonte de luz	Módulo CoB. Versão SR2018. Não substituível.
Consumo sistema de família	**Versões Compact:** de 13 W a 41 W **Versões Performance:** de 29 W a 50 W
Óticas e difusores	**Versão Compact:** NB – MB – WB – VWB (RPO Plastico) ; HNB – HMB – HWB – HVWB (RPO Metal). Opção de vidro frontal. **Versão Performance:** NB – MB – WB – VWB (RPO Plastico) ; HNB – HMB – HWB – HVWB (RPO Metal). Opção de vidro frontal.
Eficiência do sistema da família	**Versão Compact:** de 83 lm/W a 148 lm/W **Versão Performance:** de 87 lm/W até 148 lm/W **Inclinação máxima**: 30°
Temperatura de cor	– Cores standard: 2700 K, 3000 K, 4000 K. – Cores especiais: FMT (Fresh Food Meat – Para talho), ROSE (Rose – Para talho), CH (Champagne – Para padaria, pastelaria, etc.), PW930 (Premium White 930 – Para vestuário), PC930 (Premium Color 930 – Para vestuário), DNIM (Denim – Para vestuário).
Índice de restituição cromática	<3 SDCM
Índice cromático	>80 e >90
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz

Controlador (integrado)	– PSD-E: Xitanium 20 W, 36 W e 50 W formato LH – DIA-VLC-E & DIA-E (DALI Interact Retail) – PSU-E: LED Driver 36 W (PSU-E) – WIA-E (Interact Ready)
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (Versões com DIA-VLC, compatíveis com emergência centralizada e Touch & DALI) WIA para iluminação inteligente
Configurações de controlo disponíveis	DALI. A opção VLC para aplicações com Interact Retail Indoor Navigation. A opção VLC está ativada de fábrica. Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Preto (BK, RA L9004). Branco (WH, RAL 9003). Prateado (SI, RAL 9006 cinzento metalizado).
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 35 °C
Peso	**Versões Compact**: de 0,74 kg a 0,76 kg **Versões Performance**: 1,4 kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector de encaixe ou com gancho (PI). Conector Wieland/Adels compatível com cabo de 0,5 m e 2 m.
Instalação (tipo de montagem)	Montagem através de molas.
Outras opções a pedido	SIM – Configurador **RS530Bi (Compact) & RS780Bi (Performance)**
Informações adicionais	Esta gama de luminárias não possui versão de emergência standard autónoma.

LuxSpace Accent Cotovelo



Benefícios

- Aspeto muito compacto
- Sólido rendimento ótico

Caraterísticas

- Combinação de fluxo elevado com dissipadores de calor passivos
- Refletores PerfectBeam melhorados
- Matizes de luz e receitas LED dedicadas
- Ângulo de inclinação de 80°
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready)

Aplicações

- Alimentação e lojas de vestuário

Versões



Versão Compact
RS772B



Versão Performance
RS782B







Detalhes do produto




LuxSpace Accent Cotovelo

Informação técnica




As luminárias LuxSpace Accent Cotovelo com tecnologia LED possuem óticas de brilho reduzido para iluminação de acentuação em todo o tipo de aplicações de interior. Proporcionam uma poupança de energia de 80% face às lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às das lâmpadas MasterColour CDM. Ligação imediata e possibilidade de regulação. Têm um aspeto muito compacto, especialmente a versão Compact, com dimensões reduzidas em comparação com a versão Performance, e incluem dissipação de calor passiva até mesmo em fluxos elevados. Estão equipados com refletores PerfectBeam melhorados, matizes de luz e receitas LED dedicados. O seu ângulo de inclinação é de 80°. Este tipo de luminária é adequado a aplicações de alimentação e lojas de vestuário.





Versão Compact



Versão Performance

Família	Philips LuxSpace Accent Cotovelo - sistema encastrável.
Versões	**RS772B** (Compact) **RS782B** (Performance)
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Material	Anel de metal, dissipador em alumínio fundido, cobertura em acrílico ou vidro e ótica em plástico.
Fluxo sistema de família	**Versões Compact:** de 1755 lm a 5319 lm **Versões Performance:** de 2779 lm a 6518 lm
Consumo sistema de família	**Versões Compact:** de 14 W a 35,49 W **Versões Performance:** de 23,73 W a 50,14 W
Óticas e difusores	**Versões Compact**: NB - MB - WB - VWB (RPO Plastico) ; HNB - HMB - HWB - HVWB (RPO Metal). OVL-H - HOVL-H - HRCT. Opção de vidro frontal **Versões Performance**: NB - MB - WB - VWB (RPO Plastico) ; HNB - HMB - HWB - HVWB (RPO Metal); OVL-H - HOVL-H. Opção de vidro frontal.
Eficiência do sistema da família	**Versões Compact**: de 83 a 148 lm/W. **Versões Performance**: de 87 a 148 lm/W.
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, FMT (FreshMeat), CH (Champagne), PW930 (Premium Color 930), PW930 (Premium White 930), ROSE (FreshMeat realzado).
Inclinação máxima	81°
Índice de restituição cromática	>80, >90
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Controlador (integrado)	- PSD-E: Xitanium 20 W, 36 W e 50 W formato LH - DIA-VLC-E & DIA-E (DALI Interact Retail) - PSU-E: LED Driver 36 W (PSU-E) - WIA-E (Interact Ready)

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (Versões com DALI-VLC, compatível com emergência centralizada e Touch & DALI). WIA para iluminação inteligente
Configurações de controlo disponíveis	DALI. A opção VLC para aplicações com Interract Retal Indoor Navigation. A opção VLC vem habilitada de fábrica. Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Preto (BK, RA L9004). Branco (WH, RAL 9003). Prateado (SI, RAL 9006 cinzento metalizado).
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do driver	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 35 °C
Peso	**Compact**: 1,1 Kg **Performance**: 1,3 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Conector Push-in o com retendor (PI). Conector compatible Wieland/Adels com 0,5 m e 2 m de cabo.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação através de fechos de mola
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS770Bi (Compact) & RS780Bi (Performance)**
Informações adicionais	Esta gama de luminárias não inclui versões com emergência autónoma.

GreenSpace Accent gen2



Com o GreenSpace Accent gen2 Fixo, as empresas e as operadoras de edifícios podem desfrutar da qualidade de luz superior e da eficiência energética líder do mercado oferecidas pelas óticas PerfectAccent com um downlighter acessível e sustentável.

A manutenção e as atualizações do driver, dos LEDs e da óptica são fáceis e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent gen2 Fixed pode suportar uma instalação de iluminação circular.







GreenSpace Accent gen2 Fixo



GreenSpace Accent gen2 Cotovelo



GreenSpace Accent gen2 Cardanic

GreenSpace Accent gen2 Fixo



Benefícios

- Maior brilho e conforto visual para o cliente graças à ótica PerfectAccent .
- Prolongue a vida útil do produto com fácil manutenção e atualizações.
- O design limpo e neutro do produto facilita a integração no teto

Caraterísticas

- Pode ser reparado e atualizado com ferramentas padrão.
- Equipado com a ótica do refletor de ponta PerfectAccent.
- Pegada de carbono reduzida graças à sua alta eficiência

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de alimentação

Versões



GreenSpace Accent Fixo Branco



GreenSpace Accent Fixo Preto




Detalhes do produto




GreenSpace Accent gen2 Fixo

Informação técnica

Com o GreenSpace Accent Fixed Gen2, as empresas e as operadoras de edifícios podem desfrutar da qualidade de luz superior e da eficiência energética líder do mercado oferecidas pelas óticas PerfectAccent com um downlighter acessível e sustentável. A manutenção e as atualizações do driver, dos LEDs e da óptica são fáceis e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent Fixed Gen2 pode suportar uma instalação de iluminação circular.





Família	GreenSpace Accent Fixo
Versões	**RS350B**
Material	Corpo: alumínio fundido
Fonte de luz	Versão substituível do módulo CoB.
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm. - LED19S: 1900 lm (FMT) e 2000 lm (ROSE). - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm. - LED39S: de 3900 lm a 4000 lm
Consumo sistema de família	- LED17S: 13,6W. - LED19S: 19W e 25W (FMT). - LED27S: de 22,5W a 35W. - LED39S: de 28,5W a 35W.
Óticas e difusores	Ótica em policarbonato tipo metálico com globo Ótica PMMA, transparente. Feixe estreito NB (10°), médio MB (24°) e largo WB (36°). Também versões VWB e LIN.
Eficiência do sistema da família	De 77 lm/W a 140 lm/W
Temperatura de cor	- CH (FreshFood Champagne). - FR (Frost). - 2700 K. - 3000 K para 830, PW930 (PremiumWhite 930). - FMT (Fresh Food Meat), ROSE (Fresh Food Meat), PC930 (Premium Color)
Índice de restituição cromática	- >80 para /827, /830, /840, /FMT, /CH, /ROSE - >90 para /PW930 e /PC930.
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Controlador (integrado)	- PSU-E: Philips Xitanium Fixo de 20 W, 36 W e 50 W tipos LH e Mini (PSU-E). - PSD-VLC-E: Philips Xitanium DALI de 20 W, 36 W e 50 W tipos WH TD.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI e WIA (para Interact Pro wireless)

Configurações de controlos disponíveis	Possibilidade de trabalhar com Interact Retail Indoor Navigation (geoposicionamento interno)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (WH, RAL9003) e preto (BK, RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	De -10 °C a +40 °C
Peso	0,8 kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe; - Opção cabo de 0,5 m com conector Wieland GST18 de 3 pólos (EW); EWD que inclui também cabo BST14 - Opção com cabo de 2 m com conector Wieland GST18 de 3 pólos (EW); EWD que inclui também um cabo BST14.
Instalação (tipo de montagem)	Aro Adaptador para mismo diametro disponível 90 mm vs 110 mm: 910505102986 ANEL ADAPTADOR RS35XB GSA G2 WH481 910505102987 ANEL ADAPTADOR RS35XB GSA G2 BK482
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS350Bi** e ETO.
Informações adicionais	Os sistemas GreenSpace Accent Fixo não possuem iluminação de emergência autónoma.

GreenSpace Accent gen2 Cotovelo



Benefícios

- Maior brilho e conforto visual para o cliente graças à ótica PerfectAccent.
- Prolongue a vida útil do produto com fácil manutenção e atualizações.
- O design limpo e neutro do produto facilita a integração no teto.
- Flexibilidade na loja graças à sua ampla liberdade de orientação.

Caraterísticas

- Pode ser reparado e atualizado com ferramentas padrão.
- Equipado com a ótica do refletor de ponta PerfectAccent.
- Pegada de carbono reduzida graças à alta eficiência.
- Disponível com receitas de iluminação LED e tonalidades de LED para produtos alimentares frescos.
- Opções de conectividade com fio (DALI) e sem fio.
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes empoeirados).

Aplicações

- Supermercados e hipermercados
- Grandes lojas
- Centros comerciais

Versões



GreenSpace Accent gen2 Cotovelo
Branco



GreenSpace Accent gen2 Cotovelo
Preto




Detalhes do produto



GreenSpace Accent gen2 Cotovelo

Informação técnica

Com o GreenSpace Accent gen2 Cotovelo, as empresas e as operadoras de edifícios podem desfrutar da qualidade de luz superior e da eficiência energética líder do mercado oferecidas pela óticas PerfectAccent com um downlighter acessível e sustentável. A manutenção e as atualizações do driver, dos LEDs e da óptica são fáceis e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent gen2 Cotovelo pode suportar uma instalação de iluminação circular.



Família	GreenSpace Accent Cotovelo
Versões	**RS352B**
Fonte de luz	Versão substituível do módulo CoB.
Material	Corpo: alumínio fundido
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm - LED19S: 1900 lm (FMT) y 2000 lm (ROSE) - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm - LED39S: de 3900 lm a 4000 lm
Consumo sistema de família	- LED17S: 13,6 W - LED19S: 19 W e 25 W (FMT) - LED27S: de 22,5 W a 35 W - LED39S: de 28,5 W a 35 W
Óticas e difusores	Ótica em policarbonato tipo metálico com globo Ótica PMMA, transparente. Feixe médio MB (24°), largo WB (36°) e extra largo VWB (60°). Também versões OVL-H e OVL-V por ETO.
Eficiência do sistema da família	De 77 lm/W a 140 lm/W
Temperatura de cor	- CH (FreshFood Champagne). - FR (Frost). - 2700 K. - 3000 K para 830, PW930 (PremiumWhite 930). - FMT (Fresh Food Meat), ROSE (Fresh Food Meat), PC930 (Premium Color)
Índice de restituição cromática	- >80 para /827, /830, /840, /FMT, /CH, /ROSE - >90 para /PW930 e /PC930
Índice cromático	<2 SDCM
Dissipação	Passiva
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Controlador (integrado)	- PSU-E: Philips Xitanium Fixo de 20 W, 36 W e 50 W tipos LH e Mini (PSU-E). - PSD-VLC-E: Philips Xitanium DALI de 20 W, 36 W e 50 W tipos WH TD

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SI. DALI e WIA (para Interact Pro wireless)
Configurações de controlos disponíveis	Possibilidade de trabalhar com Interact Retail Indoor Navigation (geoposicionamento interno)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (WH, RAL9003) e preto (BK, RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	De -10 °C a +40 °C
Peso	0,8 kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe; - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos (CW). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos, ligar e bloquear (CW-L).
Instalação (tipo de montagem)	Aro Adaptador para mismo diametro disponível 90mm vs 110mm: 910505102986 ANEL ADAPTADOR RS35XB GSA G2 WH481 910505102987 ANEL ADAPTADOR RS35XB GSA G2 BK482
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS342Bi** e ETO.
Informações adicionais	Os sistemas GreenSpace Accent não possuem iluminação de emergência autónoma.

GreenSpace Accent gen2 Cardanic



Benefícios

- Maior brilho e melhor conforto visual para o cliente graças à ótica PerfectAccent.
- Aumenta a vida útil do produto com manutenção e atualizações fáceis.
- O design limpo e neutro do produto facilita a integração no teto.
- Fácil orientação da luz.

Caraterísticas

- Pode ser reparado e atualizado com ferramentas padrão.
- Equipado com a ótica do refletor de ponta PerfectAccent.
- Pegada de carbono reduzida graças à alta eficiência.
- Disponível com receitas de iluminação LED e tonalidades de LED para produtos alimentares frescos.
- Opções de conectividade com fio (DALI) e sem fio.
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes empoeirados).

Aplicações

- Supermercados e hipermercados
- Grandes lojas
- Centros comerciais

Versões



GreenSpace Accent gen2 Cardanic
Branco



GreenSpace Accent gen2 Cardanic
Preto



Detalhes do produto




GreenSpace Accent gen2 Cardanic

Informação técnica

IP20 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | 1,10 Kg | GLOW WIRE 650°C

Com o GreenSpace Accent gen2 Cardanic, as empresas e as operadoras de edifícios podem desfrutar da qualidade de luz superior e da eficiência energética líder do mercado oferecidas pela óticas PerfectAccent com um downlighter acessível e sustentável. A manutenção e as atualizações do driver, dos LEDs e da óptica são fáceis e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent gen2 Cardanic pode suportar uma instalação de iluminação circular.



Família	GreenSpace Accent gen2 Cardanic
Versões	**RS353B**
Fonte de luz	Versão substituível do módulo CoB.
Material	Corpo: alumínio fundido
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm - LED19S: 1900 lm (FMT) e 2000 lm (ROSE) - LED27S: de 2600 lm a 2700 lm - LED39S: de 3900 lm a 4000 lm
Consumo sistema de família	- LED17S: 13,6 W - LED19S: 19 W y 25 W (FMT) - LED27S: de 22,5 W a 35 W - LED39S: de 28,5 W a 35 W
Óticas e difusores	Ótica em policarbonato tipo metálico com globo Ótica PMMA, transparente. Feixe estreito NB (10°), médio MB (24°) e largo WB (36°). Também versões VWB e LIN.
Eficiência do sistema da família	De77 lm/W a 140 lm/W
Temperatura de cor	- CH (FreshFood Champagne). - FR (Frost). - 2700 K. - 3000 K para 830, PW930 (PremiumWhite 930). - FMT (Fresh Food Meat), ROSE (Fresh Food Meat), PC930 (Premium Color)
Índice de restituição cromática	- >80 para /827, /830, /840, /FMT, /CH, /ROSE - >90 para /PW930 e /PC930
Índice cromático	<2 SDCM
Tensão de linha	230 ou 240 V / 50–60 Hz
Equipamento/ controlador (integrado)	- PSU-E: Philips Xitanium Fixo de 20 W, 36 W e 50 W tipos LH e Mini (PSU-E). - PSD-VLC-E: Philips Xitanium DALI de 20 W, 36 W e 50 W tipos WH TD

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI e WIA (para Interact Pro wireless)
Configurações de controlos disponíveis	Possibilidade de funcionamento com Interact Retail Indoor Navigation (geoposicionamento no interior)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (WH, RAL9003), preto (BK, RAL 9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Peso	1,1 kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe. - Opção com cabo de 0,5 m com conector Wieland GST18 de 3 pólos (EW); EWD que inclui também cabo BST14 - Opção com cabo de 2 m com conector Wieland GST18 de 3 pólos (EW); EWD que inclui também cabo BST14
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola. Cablagem entre luminárias possível.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **RS353Bi** e ETO.
Informações adicionais	Os sistemas Cardanic GreenSpace Accent não possuem iluminação de emergência autónoma.

CoreLine Recessed Spot gen4



A Coreline Recessed Spot gen4 é uma gama de pontos de luz encastrados desenhada para substituir as luminárias de halogéneo. O aspeto da lâmpada de halogéneo e o preço atrativo facilitam a tomada de decisão, por parte do cliente, de realizar a mudança para a tecnologia LED. Este produto proporciona um efeito de luz natural em aplicações de iluminação de acentuação, bem como uma poupança de energia imediata e uma durabilidade muito maior, o que o torna numa solução amiga do ambiente. Os conectores de encaixe fazem com que a instalação seja rápida e simples.

Além disso, com esta nova geração de Spots, a configuração da luminária é simples, podendo obter-se luminárias de diferentes cores e com anéis quadrados ou redondos.





CoreLine Recessed Spot RS151B / RS156B
Downlight orientável



CoreLine Recessed Spot RS150B/RS155B
Downlight fixo

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (luminárias de halogéneo)
- Poupança de energia de até 80% e uma vida útil 15 vezes mais prolongada do que as luminárias de halogéneo
- Consumos reduzidos entre 7 W e 12 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada
- Facilidade de instalação e manutenção

Caraterísticas

- Spot com tecnologia LED CoB (Chip-on-Board)
- Versão standard e versão configurável com diferentes acabamentos. Disponibilidade de diferentes anéis (quadrados e redondos) com diferentes cores.
- Disponível na versão Gridlight.
- Três temperaturas de cor: 2700 K, 3000 K e 4000 K.
- Disponível em três fluxos luminosos: 650 lm (halogéneo standard), 900 lm e 1200 lm (CDM 20 W).
- Disponível com regulação por regulador de flanco descendente e ascendente (PSR). Compatível com reguladores disponíveis no mercado.
- Versões também disponíveis 12S em PSD (Dali) e WIA (Interact Pro System)
- Disponível com IP65 (Fixos) e IP44 (Orientável) na parte frontal. IP20 na parte posterior.
- Aberturas de 32D e 36D.

Aplicações

- Aplicações decorativas
- Lojas de vestuário de pequenas e grandes dimensões
- Áreas de receção
- Casas de banho

Detalhes do produto







CoreLine Recessed Spot gen4

Informação técnica

220V 240V | 50Hz | LEDs | IK03 | 50Hz 60Hz | IP65 | IP44 | IP20 | máx. +35°C 0°C min. | GLOW WIRE 650°C

A CoreLine Recessed Spot gen4 é uma gama de luminárias de acentuação encastradas com um design muito flexível que permite realizar uma configuração que pode adaptar-se às necessidades da instalação. Esta gama está pensada para substituir as luminárias convencionais por luminárias de halogéneo. A semelhança com uma luminária de halogéneo e o preço atrativo facilitam a decisão de realizar a mudança para a tecnologia LED. Este produto proporciona um efeito de luz natural em aplicações de iluminação de acentuação, bem como uma poupança de energia imediata e uma durabilidade muito maior, o que o torna numa solução amiga do ambiente.





Família	Philips Coreline Recessed Spot – encastrado RS150/ RS151B e RS155/RS156 Luminária spot encastrada.
Versões	**RS150B / RS155B** (fixa) **RS151B / RS156B** (orientável) D78 mm & D68 mm
Material	Alumínio escovado/Alumínio revestido a tinta em branco/Alumínio revestido a tinta em preto.
Módulo LED	CoB de Lumileds
Fluxo sistema de família	650 lm, 900 lm e 1200 lm
Consumo sistema de família	- 660 lm: 7,2 W - 900 lm: 10,2 W - 1280 lm: 12,3 W
Óticas e difusores	Refletor prismático com lentes redutoras de encandeamento (favo). Difusor ótico em policarbonato.
Eficiência do sistema da família	- 660 lm: 92 lm/W - 900 lm: 88 lm/W - 1280 lm: 104 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	≥ 80
Índice cromático	<5 SCDM
Tensão de linha	220 V - 240 V. 50 Hz - 60 Hz
Equipamento/ controlador (integrado)	Controlador exterior
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. Por regulação de fase ascendente (LE) e descendente (TE). Verificar lista de reguladores compatíveis. Valor mínimo de regulação 10% Versões Interact Ready (WIA) e PSD

Configurações de controlo disponíveis	Versões RS151B Dali e WIA em 1200 lm
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Alumínio e Preto (RAL9004)
IP	Frontal: IP44 (orientável)/IP65 (fixo). Traseira: IP20 (ambos os tipos)
IK	03
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L70 (a 25°)
UGR	22
Adequado para uma comutação aleatória	SIM
Temperatura de funcionamento	0 °C a +35 °C
Peso	- 1200 lm: 0,5 Kg. - 650 lm e 900 lm: 0,4 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	Conector Push-in.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação através de flanges. A versão ajustável admite um direcionamento de 2x20°
Acessórios	SIM. Estão incluídos módulos LED, anéis e rebordos.
Outras opções a pedido	Não são permitidos ETO's
Informações adicionais	Existe uma lista de reguladores compatíveis com esta luminária. Informe-se, junto do seu contacto comercial, sobre o mais adequado ao seu caso. Esta luminária não tem versão de emergência autónoma nem possibilidade de emergência centralizada com corrente contínua.



CoreLine Recessed Spot gen4

Tabela de preços

interact ready | 2700/3000/4000 | LED | L70 50.000h | 32°/36° | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Fixo D78 mm					
650 lm					
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2	680	3000	49,79
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2	680	3000	56,42
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2	720	4000	49,79
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2	720	4000	56,42
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2	660	2700	56,42
900 lm					
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2	900	3000	59,68
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2	900	3000	61,89
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2	950	4000	59,68
1200 lm					
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3	1280	3000	70,74
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3	1280	3000	74,11
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3	1320	4000	70,74
Ajustável					
650 lm					
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2	680	3000	56,42
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2	680	3000	61,89
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2	720	4000	56,42
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2	720	4000	61,89
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2	660	2700	61,89
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7,2	680	3000	56,42
900 lm					
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2	900	3000	61,89
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2	900	3000	65,00
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2	950	4000	61,89
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2	950	4000	65,00
1200 lm					
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3	1280	3000	72,95
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3	1280	3000	77,37
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3	1320	4000	72,95
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3	1320	4000	77,37
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12	1280	3000	136,00
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12	1280	4000	136,00
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3	1280	3000	127,16
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3	1320	4000	127,16

NOTA: Versões de alumínio também disponíveis.



CoreLine Recessed Spot gen4

Tabela de preços

interact ready | 2700/3000/4000 | LED | L70 50.000h | 32°/36° | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]	
Acessórios						
Módulos						
54832999	RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR	7,2	660	2700	46,42	●
54833699	RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR	7,2	660	3000	46,42	●
54834399	RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR	7,2	720	4000	46,42	●
54835099	RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR	10,2	900	3000	53,05	●
54836799	RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR	10,2	950	4000	53,05	●
Aros						
93844199	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH				7,79	●
93845899	RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK				10,00	●
93846599	RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU				10,00	●
93847299	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH				13,26	●
93848999	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU				13,47	●
93849699	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK				17,68	●
93850299	RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH				14,42	●
93851999	RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU				19,89	●
93853399	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100				17,68	●
Fixo D68 mm						
650 lm						
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2	750	3000	49,79	●
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2	750	3000	54,50	●
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2	800	4000	48,20	●
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2	800	4000	54,50	
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2	720	2700	54,50	●
900 lm						
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2	1000	3000	58,95	●
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2	1000	3000	67,00	●
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2	1080	4000	58,95	●
1200 lm						
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3	1300	3000	70,53	●
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3	1300	3000	73,68	●
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3	1380	4000	70,53	●



CoreLine Recessed Spot gen4

Tabela de preços

interact ready | 2700/3000/4000 | LED | L70 50.000h | 32°/36° | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Ajustável					
650 lm					
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2	750	3000	55,79
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2	750	3000	61,05
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2	800	4000	55,79
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2	800	4000	61,05
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2	720	2700	61,05
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7,2	750	3000	55,79
900 lm					
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2	1000	3000	61,05
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2	1000	3000	65,26
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2	1080	4000	61,05
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2	1080	4000	65,26
1200 lm					
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3	1300	3000	72,63
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3	1300	3000	76,84
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3	1380	4000	72,63
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3	1380	4000	76,84
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12	1300	3000	135,79
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12	1300	4000	135,79
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3	1300	3000	50,00
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3	1380	4000	126,32

NOTA: Versões de alumínio também disponíveis.

Acessórios					
Módulos					
94106999	RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR	7,2	720	2700	46,32
94107699	RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR	7,2	750	3000	46,32
94108399	RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR	7,2	800	4000	46,32
94109099	RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR	10,2	1000	3000	52,63
94110699	RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR	10,2	1080	4000	52,63
Aros					
94111399	RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH				7,37
94112099	RS155Z CFRM RND-FIX D68 BK				9,47
94113799	RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU				9,47
94114499	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH				12,63
94115199	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU				16,84
94116899	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK				16,84
94117599	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH HALOX100				16,84



CoreLine Recessed Spot gen4

Tabela de preços

interact ready | 2700/3000/4000 | LED | L70 50.000h | 32°/36° | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)



GreenSpace Evo Mini

Novidade

Soluções Signify myCreation

O GreenSpace Evo Mini Adjustable é um projetor de acentuação miniaturizado com um design subtil e neutro que pode ser ajustado até 30 graus. Esta caraterística faz com que o produto seja a escolha ideal para aplicações em moda e hotelaria e instalações residenciais. A carcaça impressa em 3D é fabricada com, pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável.

Este facto, juntamente com a elevada eficiência energética, torna GreenSpace Evo Mini Adjustable uma opção sustentável para a iluminação de acentuação. Os reflectores profundos PerfectAccent garantem um efeito de luz mais brilhante e um maior conforto visual para o cliente. Os projectos de renovação são fáceis com a Perfect Fit devido às múltiplas dimensões de corte disponíveis. É possível personalizar ainda mais as cores, texturas e acabamentos do Perfect Fit com a Signify myCreation.







Benefícios

- O seu design simples e neutro integra-se perfeitamente nas lojas.
- A luz pode ser facilmente ajustada até 30 graus.
- Adaptar as instalações mais antigas é fácil com as múltiplas opções de corte disponíveis de Perfect Fit.
- Maior luminosidade e maior conforto visual para o cliente graças aos reflectores profundos PerfectAccent.
- Prolongar a vida útil do produto com facilidade de manutenção e actualizações.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Caraterísticas

- Fácil acesso à ótica, LEDs e vidro frontal.
- Pode ser reparado e melhorado com ferramentas standard.
- Disponível em várias dimensões de corte Perfect Fit (80 mm–100 mm).
- Redução da pegada de carbono devido à elevada eficiência.
- Equipado com reflectores profundos PerfectAccent de última geração.
- Opções de conetividade: DALI (Digitally Addressable Lighting Interface), compatível com Interact (DIA) e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó).

Aplicações

- Moda
- Restauração
- Zonas residenciais

Avisos e segurança

- A limpeza das ópticas só pode ser efectuada com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, recomenda-se vivamente a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibras (seco).
- Durante a manutenção, o produto deve ser desligado e arrefecido.
- O produto deve ser instalado fora do alcance dos braços. O manuseamento do produto quando está quente só é possível com uma luva isolante.




GreenSpace Evo Mini **Novidade**


Informação técnica

LIFE L80B50 100K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IK02 | IP20 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C -10°C mín.

Um projetor sustentável com um design pequeno e subtil.



RS320B - Versão fixa



RS321B - Versão ajustável


Dimensões do driver (mm)

	x	y	z
PSU-E	156	43	30
DIA-E	155	43	21
WIA-E	97	43	30

Peso do produto com driver (Kg)

	RS320B	RS321B
PSU-E	0.27	0.28
DIA-E	0.27	0.28
WIA-E	0.29	0.30

Acessório de montagem



**Dimensões dos acessórios (mm)

	RD80	RD90
RS320BR	83	x
S321B	x	92

Diâmetro do recorte (mm)

	RD80	RD90
RS320BR	79	x
S321B	x	89







GreenSpace Evo Mini Novidade

Informação técnica

Família	GreenSpace Evo Mini
Versões	Fixa (**RS320B**); Orientável (**RS321B**)
Material	Corpo impresso em 3D, fabricado com pelo menos >65% de material reciclado ou bio-circular; dissipador de calor fabricado a partir de 85% de alumínio reciclado.
Fluxo sistema de família	De 700 lm a 2000 lm
Consumo sistema de família	De 6,7 W a 18,69 W
Óticas e difusores	4 ópticas disponíveis: HNB (15°), HMB (29°), HWB (36°), HVWB (55°); Refletor de metal
Eficiência do sistema da família	Até 138 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, Premium White, Premium Color.
Índice de restituição cromática	>80, >90
Tensão de linha	220 V - 240 V
Equipamento	Philips Xitanium driver externo
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	PSU-E, DIA-E (DALI interact Dimming), WIA-E (Interact Wireless)
Configurações de controlo disponíveis	Dali, Wireless
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e cinzento acetinado RAL 9006 (GR402)
IP	IP20 / IP54 (Versão fixa com vidro plano)
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	< 10% a 50.000 horas para Ta 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T*
Temperatura de funcionamento	De -10 °C a +35 °C
Peso	Versão fixa – PSU-E: 0,270 Kg DIA-E: 0,270 Kg WIA-E : 0,290 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Recessed

Acessórios	FG: Vidro plano Dimensões para diâmetro de corte no configurador: Ajustável de 90 - 125 mm e Fixo de 80 - 100 mm.
Conectores e cabos	- **EW**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **EWD**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo 0,5 m (classe Eca) GST15i2 - **E2KW**: 2 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **E2KWD**: 2 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (classe Eca) GST15i2 Wieland - **BW**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança sem halogéneo, - **BWD**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe B2ca) GST15i2 sem halogéneo - **B2KW**: 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança, sem halogéneo, - **B2KWD**: 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (classe B2ca) GST15i2 sem halogéneo
Outras opções - a pedido	Configurador disponível: **RS320BI**. Para mais opções, configurador: **TCAR65I**. Ir para a página: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-recessed-d65

*Só ótica, com ecrã de vidro plano



Accent Recessed D65

Novidade

Soluções Signify myCreation

O foco de encastrar Accent D65 é um downlight de alta eficácia energética, disponível nas versões fixa e ajustável. Oferece uma vasta gama de ângulos de feixe e temperaturas de cor, o que o torna muito versátil, e vem com diferentes tamanhos de corte, o que o torna perfeito para projectos de renovação. O foco também oferece uma variedade de cores da carcaça e aro que podem ser misturados e combinados, tornando-o adequado para aplicações em moda, retalho, hotelaria e residenciais. O foco de encastrar Accent D65 faz parte da família Accent D65 e apresenta uma carcaça impressa em 3D fabricado de, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares e um dissipador de calor fabricado a partir de 85% de alumínio reciclado. O seu design circular torna-o atualizável, reutilizável, reparável e reciclável, tornando-o uma solução de iluminação sustentável.









Accent Recessed Fixo
(TCARFX)



Accent Recessed Ajustável
(TCARAD)

Benefícios

- Integra-se perfeitamente nas lojas com o seu design simples e neutro.
- A luz pode ser facilmente ajustada até 30 graus.
- Adaptar instalações antigas é fácil com as múltiplas opções de corte disponíveis de Perfect Fit.
- Maior luminosidade e maior conforto visual para o cliente graças ao PerfectAccent.
- Reflectores profundos PerfectAccent.
- Prolongar a vida útil do produto com facilidade de manutenção e actualizações.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Caraterísticas

- Fácil acesso à óptica, aos LEDs e ao vidro frontal.
- Pode ser reparado e melhorado com ferramentas standard.
- Disponível em várias dimensões de corte Perfect Fit (80 mm–100 mm).
- Redução da pegada de carbono devido à elevada eficiência.
- Equipado com reflectores profundos PerfectAccent de última geração.
- Opções de conetividade: compatível com DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) Interact (DIA) e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó).

Aplicações

- Moda
- Restauração
- Zonas residenciais





Accent Recessed D65 Novidade

Informação técnica


LIFE L80B50 100K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IK02 | IP20 | GLOW WIRE 650ºC | máx. +35ºC +10ºC mín.


Para destacar o que realmente importa.





TCARFX - Versão fixa





TCARAD - Versão ajustável


Dimensões do driver (mm)

	x	y	z
PSU-E	156	43	30
DIA-E	155	43	21
WIA-E	97	43	30

Peso do produto com driver (Kg)

	TCARFX	TCARAD
PSU-E	0.27	0.28
DIA-E	0.27	0.28
WIA-E	0.29	0.30

Acessório de montagem



**Dimensões dos acessórios (mm)

	RD80	RD90
RS320BR	83	x
S321B	x	92

Diâmetro do corte (mm)

	RD80	RD90
RS320BR	79	x
S321B	x	89





Accent Recessed D65 Novidade

Informação técnica

Família	Accent Recessed D65
Versões	Orientável (TCARAD), Fixo (TCARFX)
Material	Peças impressas feitas de plásticos reciclados ou bio-circulares e 85% de alumínio reciclado pós-consumo.
Fluxo sistema de família	700 lm – 2000 lm
Consumo sistema de família	De 6,7 W até 18,8 W
Óticas e difusores	Refletor de alumínio HNB 15°, HMB 29°, HWB 36°, HVWB 55°
Eficiência do sistema da família	Até 138 lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, Premium White y Premium Color
Índice de restituição cromática	>80, >90
Tensão de linha	220 V – 240 V
Equipamento	Philips Xitanium driver externo
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	PSU-E (Non-dimmable) DIA-E (Dali interact dimming) WIA-E (Wireless interAct)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402), Cinza acetinado RAL 9006 (GR402), Cappuccino acetinado (BR401), Latão acetinado (BS410), Bronze acetinado (BZ410), Rosa acetinado (PK400) e Verde sálvia acetinado (GN402)
IP	IP20 / IP54 (Versão fixa com vidro plano)
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	< 10% a 50.000 horas para Ta 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T*
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a 35 °C
Peso	270 – 300 gr
Instalação (tipo de montagem)	Recesso no teto
Conectores e cabos	– **EW**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança – **EWD**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo 0,5 m (classe Eca) GST15i2 – **E2KW**: 2 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança – **E2KWD**: 2 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (classe Eca) GST15i2 Wieland – **BW**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança sem halogéneo, – **BWD**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe B2ca) GST15i2 sem halogéneo – **B2KW**: 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança, sem halogéneo, – **B2KWD**: 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (classe B2ca) GST15i2 sem halogéneo
Outras opções – a pedido	FG: Vidro plano Dimensões para diâmetro de corte no configurador: Ajustável de 90 – 125 mm e Fixo de 80 – 100 mm. Montagem de acessórios no configurador
Informações adicionais	Configurador disponível: **TCAR65I**. Ir para a página: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-recessed-d65

*Só ótica, com ecrã de vidro plano

Ambifit

Novidade

Soluções Signify myCreation

Actualize facilmente a sua iluminação com o elegante e sustentável foco de encastrar Ambifit GU10. O foco Ambifit apresenta uma variedade de combinações de cores e texturas para o aro frontal e a carcaça, o que o torna perfeito para ambientes hospitalares e residenciais.

Concebidos com uma estética elegante e moderna, o seu teto brilha intensamente, mesmo quando as luzes estão apagadas. Fabricado com a sustentabilidade em mente, cada foco Ambifit é impresso utilizando pelo menos 65% de materiais reciclados, garantindo uma escolha ecológica para as suas necessidades de iluminação. Produzidos localmente e a pedido,os focos Ambifit não só reduzem os resíduos, como também apoiam o fabrico local. Configure hoje o seu Ambifit e experimente a combinação perfeita de estilo, sustentabilidade e funcionalidade.







Benefícios

- Efeitos de iluminação únicos e confortáveis graças à criação de uma textura 3D única no interior do produto.
- Design intemporal.
- Fácil de desmontar e mudar a lâmpada.
- Flexibilidade no desenho.

Caraterísticas

- Opções de cor e textura: Várias combinações disponíveis para o aro frontal e a carcaça.
- Fonte de luz: Lâmpada LED GU10 (não incluída).
- Embalado em 8 unidades.
- Material impresso com pelo menos 65% de materiais reciclados.
- Fácil de manter, uma vez que a lâmpada GU10 é facilmente substituída sem ter de desmontar a luminária do teto.

Aplicações

- Hotelaria
- Restauração
- Zonas residenciais



83 mm





Ambifit Novidade

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IK02 | IP20 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Elegante e sustentável: foco de encastrar Ambifit GU10 para iluminar o seu espaço.







Ambifit Novidade

Informação técnica

Família	Ambifit
Versões	TCAF00
Material	Impresso com pelo menos 65% de materiais reciclados
Fluxo sistema de família	Lâmpada LED GU10 (não incluída)
Consumo sistema de família	Aquele com a lâmpada seleccionada
Óticas e difusores	Compatível com lâmpadas GU10 até 6 W
Eficiência do sistema da família	Aquele com a lâmpada seleccionada
Temperatura de cor	Aquele com a lâmpada seleccionada
Tensão de linha	220 V - 240 V
Equipamento	Não tem driver
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Não

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	- **Cor da moldura**: Branco RAL 9003 (WH201) e preto acetinado RAL 9004 (BK402) - **Cor do anel**: Branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e latão acetinado (BS420) - **Textura do anel**: Camadas (T102) e Xadrez (T307)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Garantia	5 anos
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a 35 °C
Peso	100 g
Instalação (tipo de montagem)	Recesso no teto
Informações adicionais	Disponível com 12NCs. Ir para a página: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/ambifit

EOC	Descripción	Cor da moldura	Cor do anel	Textura do anel
910771148442	TCAF00 83 GU10 BK482 BK482 T101 N	Preto	Preto	Camadas finas
910771148444	TCAF00 83 GU10 BK482 BS410 T101 N	Preto	Laton	Camadas finas
910771148445	TCAF00 83 GU10 WH481 BK482 T101 N	Branco	Preto	Camadas finas
910771148446	TCAF00 83 GU10 WH481 WH481 T101 N	Branco	Branco	Camadas finas
910771148447	TCAF00 83 GU10 WH481 BS410 T101 N	Branco	Laton	Camadas finas
910771148449	TCAF00 83 GU10 BK482 WH481 T307 N	Preto	Branco	Xadrez
910771148451	TCAF00 83 GU10 WH481 BK482 T307 N	Branco	Preto	Xadrez
910771148454	TCAF00 83 GU10 BK482 WH481 T101 N	Preto	Branco	Camadas finas

StoreFlux Gridlight gen3



O Gridlight StoreFlux pode ser equipado com um máximo de três módulos LED, com um sistema refletor especial que produz luz de alta qualidade que favorece o aspeto da sua loja e dos seus produtos.

A combinação de várias fontes LED com altos volumes lumínicos numa luminária cria efeitos de luz brilhante. O StoreFlux requer uma manutenção reduzida em comparação com o CDM e possui uma elevada eficiência em comparação com halogéneos.



Benefícios

- Iluminação de acentuação de alta qualidade graças à tecnologia de iluminação do refletor PerfectAccent.
- Amortização rápida, em comparação com as luminárias CDM, devido à grande eficiência do sistema.
- Eficiente e pouca manutenção, graças à eficiente tecnologia LED.

Caraterísticas

- Diversas fontes de luz de acentuação numa luminária (1, 2 ou 3 cabeçais).
- Elevado volume lumínico: até 3900 lm por módulo (até versão com 3 cabeçais).
- Versão com rebordo; está disponível uma versão sem rebordo; estão disponíveis várias combinações de cor RAL.
- Fácil instalação e manutenção (rebordo de instalação independente; sistemas de luz LED e refletores substituíveis).

Aplicações

- Retalhistas; vestuário
- Hotéis e restauração



Um foco



Dois focos



Três focos

Detalhes do produto








StoreFlux Gridlight gen3

Informação técnica

A família StoreFlux Gridlight é uma gama de luminárias que pode ser equipada com um máximo de três módulos LED, com um sistema refletor especial que produz luz de alta qualidade que favorece o aspeto das lojas e dos produtos. A combinação de várias fontes LED com pacotes lumínicos elevados numa única luminária proporciona efeitos de luz brilhantes. A StoreFlux requer uma manutenção reduzida em comparação com as luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM e é altamente eficiente em comparação com os halogéneos.









StoreFlux Gridlight gen3

Informação técnica

Família	StoreFlux 3
Versões	**Versão com rebordo**: - GD621B - Um cabeçal. - GD622B - dois cabeçais. - GD623B - três cabeçais. **Versão de estrutura sem aro**: - GD631B - Um cabeçal. ETO - GD632B - dois cabeçais. ETO - GD633B - três cabeçais. ETO
Fonte de luz	Módulo CoB. Versão SR2018. Não substituível.
Material	Corpo: alumínio, aço. Vidro frontal: acrílico.
Fluxo sistema de família	**Por cabeçal**: - LED17S: de 1586 lm a 1965 lm - LED20S: de 1.931 lm a 2318 lm - LED27S: de 2568 lm a 3088 lm - LED39S: de 3761 lm a 4194 lm (1, 2 e 3 focos)
Consumo sistema de família	**Por cabeçal**: - LED17S: 13,8 W a 20,5 W - LED20S: 21 W - LED27S: 23,5 a 31,5 W - LED39S: 32 W
Óticas e difusores	Difusor acrílico. Óticas: NB (10°) para 20S, MB (29°), WB (35°) e VWB (50°) com difusor de plástico ou metal RPO alta eficiência
Eficiência do sistema da família	De 92 a 144 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K , PW930, PC930
Índice de restituição cromática	80 e 90 (TC: 930)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 V-240 V/50-60 Hz
Controlador (integrado)	**Fluxo fixo**: controlador externo (PSU-E) Philips Xitanium 20 W LH, 36 W LH, 50 W LH e 75 W SH. **DALI**: DIA-E (Driver DALI para Interact Retail).
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	DIA-E (driver externo Dali com possibilidade de incorporá-lo ao sistema Interact).
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	WH (Branco) BK (Preto)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Peso	de 1,1 kg a 4,9 kg
Superfície ao vento (SCX)	- Conector de encaixe; conector de encaixe de 3 polos com cabo passante (CU3). - Conector de encaixe de 5 polos com cabo passante (CU5). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos (CW). - Opção com 0,5 m de cabo com conector Wieland/ Adels de 3 polos, ligar e bloquear (CW-L). - Cabo de 1 m com bloco de terminais externo BST14 DALI (C1KBST2).
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com fechos de mola.
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **GD601Bi**
Informações adicionais	O sistema StoreFlux não tem versão de emergência autónoma.

GreenSpace Accent gen2 Gridlight



Com o GreenSpace Accent Gridlight gen2, o comércio de retalho e as operadoras de edifícios podem desfrutar da qualidade de luz superior e da eficiência energética líder do mercado oferecidas pela óticas PerfectAccent com um refletor acessível e sustentável. A manutenção e atualizações de drivers, LED e óptica são simples e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent Gridlight gen2 pode suportar uma instalação de iluminação circular.

Pode ser configurado com configurações de focos simples, duplos ou triplos, onde cada foco pode ser orientado de forma independente. Além das opções de dimerização, estão disponíveis diversas opções de integração de sistemas, incluindo com e sem fio. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda para saber mais sobre as nossas receitas de luz LED PremiumWhite e PremiumColor.





GreenSpace Accent gen2 Gridlight GD351B



GreenSpace Accent gen2 Gridlight GD352B



GreenSpace Accent gen2 Gridlight GD353B

Benefícios

- Mais brilho e maior conforto para os olhos do comprador com a ótica PerfectAccent.
- Prolonga a vida útil do produto com fácil manutenção e atualizações.
- O design neutro e clean do produto ajuda na integração com o teto.
- Os refletores multifocais podem ajudar a ordenar o teto para um ambiente mais tranquilo.

Caraterísticas

- Reparável e atualizável com ferramentas padrão.
- Equipado com a ótica refletora PerfectAccent de última geração.
- Pegada de carbono reduzida devido à alta eficiência.
- Disponível com tipos específicos de LED.
- Opções de ligação por cabo (DALI) e sem fios WIA.
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes empoeirados).

Aplicações

- Moda
- Supermercados e hipermercados
- Grande distribuição
- Centros comerciais

Detalhes do produto






GreenSpace Accent gen2 Gridlight

Informação técnica



A família GreenSpace Accent Gridlight permite realizar, de forma imediata, a mudança de luminárias convencionais com lâmpadas MasterColor CDM para LED e desfrutar das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável.









GreenSpace Accent gen2 Gridlight


Informação técnica

Família	GreenSpace Accent Gridlight
Versões	- **GD351B** (versão gridlight individual) - **GD352B** (versão gridlight dupla) - **GB353B** (versão gridlight tripla)
Fonte de luz	Módulo CoB
Material	- Corpo: alumínio fundido - Rebordo: placa de aço, dobrada - Anel: poliamida - Globo: PMMA
Fluxo sistema de família	- LED17S: 1700 lm - LED27S: 2700 lm - LED39S: 3900 lm - LED19S: 1900 lm (FMT e Rose)
Consumo sistema de família	**Por cabeçal**: - LED17S: de 13,6 W - LED27S: de 22,5 W a 35 W - LED39S: de 28,5 W a 35 W - LED19S: 19 W e 25 W
Óticas e difusores	Difusor ótico de policarbonato. MB (20°) e WB (36°) e 60° (VWB).
Eficiência do sistema da família	- De 92 a 115 lm/W para GD301B. - De 83 a 131 lm/W para GD302B.
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, PW930 (PremiumWhite), PC930 (Premium Color)
Índice de restituição cromática	> 80 para 3000 K e 4000 K > 90 para PW930 (PremiumWhite 930)
Índice cromático	SDCM <= 2
Tensão de linha	220 V-240 V / 50-60 Hz
Equipamento/ controlador (integrado)	PSU-E – Fluxo fixo externo. Xitanium Mini/m de 20 W, 28 W, 34 W, 36 W e 50 W. PSD-VLC-E – DALI + VLC externo. Xitanium WH TD CL de 20 W, 36 W e 50 W. PSD-E – DALI externo. Xitanium WH TD de 20 W, 36 W e 50 W.

Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. DALI (PSD-E ou PSD-VLC-E) e WIA (Interact)
Configurações de controlos disponíveis	SIM. Geolocalização com DALI-VLC. Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	Classe II
Cor/acabamento	Branco (WH, RAL9003) e preto (BK, RAL 9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% em 50 000 h
Vida útil	10.000 hrs L85
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	- **GD351**: 0,9 Kg - **GD352**: 1,6 Kg - **GD353**: 2,35 Kg
Blocos de terminais e cablagens	- Conector de encaixe (PI) - Wieland/Adels com segurança de bloqueio (CW-L)
Acessórios	Vidro frontal
Outras opções a pedido	SIM. Configurador **GD350Bi**. É possível uma combinação de várias óticas para a luminária de dois cabeçais.
Informações adicionais	O sistema GreenSpace Accent Gridlight não tem versão de emergência autónoma.

CoreLine Aplique All in

PHILIPS



Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência.

O novo aplique da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizado para substituir luminárias tradicionais de montagem na parede ou no teto com lâmpadas fluorescentes compactas. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.



Benefícios

- Poupança de energia até 55% relativamente a luminárias com lâmpadas PL-C.
- Substituição direta de luminárias tradicionais de montagem na parede.
- Gama completa, um único produto cobre todos os requisitos de uso (níveis de luz, IP65, IK10, iluminação de emergência certificada, controlos integrados).
- Versões all-in, multifluxo e multitemperatura.

Características

- Design discreto.
- Três pacotes lumínicos que substituem as luminárias tradicionais de montagem na parede por lâmpadas PL-C (1 de 18 W/2 de 18 W/2 de 26 W).
- Resistentes à água e à prova de vandalismo de forma standard.
- Regulação de corte de fase de forma standard.
- Difusor mate que garante uma luz uniforme e o conforto visual.
- Iluminação de emergência opcional.
- Deteção de movimento opcional com anulação por sensor de luz natural e possibilidade de constituir grupos. MDU avançado para as versões Deeper. MDU normal para os restantes. Mais detalhes nas instruções de montagem.
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready).

Aplicações

- Corredores
- Escadarias
- Zonas de entrada públicas
- Casas de banho
- Saídas de emergência
- Garagens de estacionamento
- Iluminação de segurança exterior



CoreLine Aplique All in WL140V
Branco



CoreLine Aplique All in WL140V + acessório WL140Z
Preto



Detalhes do produto




CoreLine Aplique All in

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP64 | IP65 | IK10 | +25°C | GLOW WIRE 650°C

As luminárias CoreLine Aplique proporcionam soluções de iluminação que combinam luz de qualidade (IRC>80 e TC de 3000 K e 4000 K) com poupanças substanciais em termos de energia e de manutenção (eficiências até 140 lm/W). A nova geração do aplique da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizado para substituir luminárias tradicionais de montagem na parede ou no teto de lâmpadas fluorescentes compactas (CFL/ni ou CFL/i de 18 W e de 26 W). O processo de seleção de luminária, instalação e manutenção é muito simples. Estas incríveis luminárias permitem acrescentar um controlo por deteção de presença e sistemas de emergência autónoma de 3 horas. Também disponível para iluminação conectada pelo sistema Interact Pro.



Família	Philips Coreline Aplique WL140V All in
Versões	**WL140V** 85 mm. Diâmetro de 390 mm
Material	Corpo: poliamida. Difusor: policarbonato de alto grau, resistente a UV.
Módulo LED	PCB
Fluxo sistema de família	LED14-24-40 PSU: 1400-2400-4050 LED40 PSED/WIA: 3600-4050-3900
Consumo sistema de família	- 1200 lm: de 12 W a 15 W - 2000 lm: de 22 W a 25 W - 3400 lm: de 36 W a 38 W
Óticas e difusores	Lente secundária interna. Difusor: policarbonato de alto grau, resistente a UV. 120 graus.
Eficiência do sistema da família	140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	≥ 80
Tensão de linha	220-240 V/50-60 Hz
Controlador (integrado)	Controlador interno para fluxo fixo PSU. Controlador interno regulável para PSR. Controlador interno regulável DALI PSD. Para as versões de 3400 lm com controlador DALI para exterior: Xitanium FP 40 W 0,2-0,7 A SNLDAE 230 V S175 sXt. WIA (Interact Ready)
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. PSR (TE&/LE) e DALI WIA para iluminação inteligente

Configurações de controlo disponíveis	SIM. Unidade de deteção de movimento (integrada): comutação on/off com anulação por luz diurna, incluindo a possibilidade de agrupamento (MDU). MDU avançado para as versões Deeper. MDU normal para os restantes. Mais detalhes nas instruções de montagem. Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	Classe I para as versões PSR. Classe II para o resto
Cor/acabamento	Branco (RAL9003)
IP	IP65 para parede e IP64 para teto
IK	10
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	0,7 % em 5000 h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25°C)
Temperatura de funcionamento	- De -20 °C a +35 °C (montagem na parede) - De -20 °C a +25 °C (montagem no teto) - De 0 °C a +25 °C (com emergência)
Peso	**WL140V:** de 1,90 Kg a 2,1 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	Conetor de encaixe
Instalação (tipo de montagem)	- Módulo LED encapsulado, não requer limpeza. - Montagem com parafusos, diretamente sobre a superfície. - Sinalização para instalar o compartimento na parede. - Difusor montado com rotação e bloqueio no compartimento. - Possibilidade de ligação de passagem.
Acessórios	SIM
Outras opções a pedido	Não
Informação adicional	Não



CoreLine Aplique All in

Tabela de preços

interact ready | Emergência 3h | 3000/4000 | LED | 50.000h L70 | Sensor de presença | Regulável TE/LE + DALI


EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões All in PSU					
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	11-18-19	1400-2400-4050	2700-3000-4000	89,00
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	12-19-30	1400-2400-4050	2700-3000-4000	116,00
Versões All in PSR					
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	12-19-30	1400-2400-4050	2700-3000-4000	237,00
Versões multicolor Dali					
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29	3600-4050-3900	2700-3000-4000	192,00
Versões multicolor Interact Ready					
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29	3600-4050-3900	2700-3000-4000	186,00
Acessórios					
53566499	WL140Z Half-moon Ring GR				21,84
53565799	WL140Z Half-moon Ring BK				21,84
53564099	WL140Z Half-moon Ring WH				21,84
53563399	WL140Z Deco Ring GR				18,56
53562699	WL140Z Deco Ring BK				18,56
Acessório para Kit de Emergência					
79986100	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP				74,00

CoreLine Aplique Slim All in Novidade


Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP54 | IP54 | IK08 | +25°C | GLOW WIRE 650°C


As luminárias CoreLine Aplique oferecem soluções de iluminação que combinam luz de elevada qualidade (IRC > 80 e TC de 3000 K e 4000 K) com com uma significativa poupança de energia e de custos de manutenção (eficácias até 140 lm/W). A nova geração de apliques da gama CoreLine LED pode ser utilizada para substituir luminárias tradicionais de parede ou teto equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas (CFL/ni ou CFL/i de 18 W e 26 W). O processo de seleção, instalação e manutenção da luminária é extremamente simples. Estas extraordinárias luminárias podem ainda incluir controlo por deteção de presença.



D220



D300



D400

Família	Philips Coreline Aplique
Versões	**WL200V** 57 mm. Diâmetro 220/300/400 mm.
Material	**Corpo**: Poliamida. **Difusor**: Policarbonato de alta qualidade e resistente aos raios UV.
Módulo LED	PCB
Fluxo sistema de família	LED5S 500l m/LED8S 800 lm/LED11S 1100 lm/LED14S 1400 lm/ LED17S 1700 lm/LED18S/1800 lm/ LED21S 2100 lm/LED28S 2800 lm/LED33S 330 lm/LED34S 3400 lm/LED42S 4200 lm
Consumo sistema de família	500–55 lm: 4 W / 800–850 lm: 6 W 1100–1150 lm: 8 W / 1350–1400 lm: 10 W 1650–1700 lm: 12 W / 1600–1850 lm: 13 W 2050–2100 lm: 15 W / 2750–2800 lm: 20 W 3000–3400 lm: 24 W / 4050–4200 lm: 30 W
Óticas e difusores	Lente secundária interna. Difusor: Policarbonato de alta qualidade e resistente aos raios UV. 120 graus.
Eficiência do sistema da família	Até 140 lm/W
Temperatura de cor	3000K e 4000K
Índice cromático	≥ 80
Tensão de linha	220-240V / 50-60 Hz
Driver (Integrado)	Driver interno para Fluxo fijo PSU. Driver interno Regulável para PSR. Driver interno Regulável DALI PSD.
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM. PSR (TE&/LE) y DALI

Configurações de controlo disponíveis	Sim. Unidade de deteção de movimento integrada: acionamento de ligar/desligar com prioridade para a luz do dia, incluindo capacidade de agrupamento (MDU). MDU avançada para versões mais profundas. MDU padrão para todas as outras versões. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.
Classe elétrica	Classe II
Cor/Acabamento	Branco (RAL9003)
IP	54
IK	08
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 100.000 horas
Vida útil	50.000h L90
Temperatura de funcionamento	De -20° a +40° C
Peso	**WL200V**: de 0,580 kg até 1,52 Kg.
Blocos de terminais e cablagens	Conector Push-in
Instalação (tipo de montagem)	- Módulo LED encapsulado, sem necessidade de limpeza. - Montagem por parafuso, diretamente na superfície. - Marcações para montagem na parede. - Difusor montado na carcaça com sistema de encaixe por torção. - Opção de cablagem embutida disponível.
Outras opções a pedido	NÃO
Informações adicionais	NÃO



CoreLine Aplique Slim All in Novidade

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L90 | Sensor de presença | Regulável TE/LE + DALI

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
33920199	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220	4-6-10-13	3000K: 500/ 800/1350/1800 4000K: 550/ 850/1400/1850	3000-4000	58,00
33921899	WL200V 11_17_28_33S/830_840 PSU D300	8-12-20-24	3000K: 1100/1650/2750/3300 4000K: 1150/1700/2800/3400	3000-4000	83,00
33922599	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400	10-15-24-30	3000K: 1350/2050/3300/4100 4000K: 1400/2100/3400/4200	3000-4000	108,00
33923299	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220	4-6-10-13	3000K: 500/800/1350/1800 4000K: 550/850/1400/1850	3000-4000	121,00
33924999	WL200V 11_17_28_33S/830_840 PSR MDU D300	8-12-20-24	3000K: 1100/1650/2750/3300 4000K: 1150/1700/2800/3400	3000-4000	142,00
33925699	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400	10-15-24-30	3000K: 1350/2050/3300/4100 4000K: 1400/2100/3400/4200	3000-4000	163,00
33926399	WL200V 18S/830_840 PSED D220	13	3000K: 1600 4000K: 1700	3000-4000	163,00
33927099	WL200V 33S/830_840 PSED D300	24	3000K: 3000 4000K: 3200	3000-4000	200,00
33928799	WL200V 42S/830_840 PSED D400	30	3000K: 4050 4000K: 4200	3000-4000	221,00

GreenSpace Evo Mini Wallmount Novidade



GreenSpace Evo Mini Wallmount é uma luminária de parede sustentável com um design elegante e discreto. Isto torna-a a opção ideal para aplicações no setor hoteleiro e em lojas de moda. O corpo, impresso em 3D, é fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador térmico é composto por 85% de alumínio reciclado. Graças ao seu design circular, a luminária pode ser atualizada e reutilizada, sendo totalmente reparável e reciclável. Isto, em conjunto com a sua elevada eficiência energética, faz da GreenSpace Evo Mini Wallmount uma opção sustentável. Os novos refletores profundos PerfectAccent garantem um efeito luminoso com maior brilho e um nível superior de conforto visual para os utilizadores.



Benefícios

- O seu design elegante e discreto adapta-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Maior brilho e conforto visual para os utilizadores graças aos refletores profundos PerfectAccent.
- Prolonga a vida útil do produto graças à facilidade de manutenção e capacidade de atualização.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética contribuem para reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Características

- Pode ser reparada e atualizada com ferramentas convencionais.
- Pegada de carbono reduzida graças à elevada eficiência.
- Equipada com refletores profundos PerfectAccent de última geração.
- Opções de conectividade: DALI (DIA) compatível com Interact e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com muito pó).

Aplicações

- Moda
- Hotéis
- Residencial



GreenSpace Evo Mini Wall Down
WL321W



GreenSpace Evo Mini Wall Up/Down
WL322W




GreenSpace Evo Mini Wallmount Novidade

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IK02 | máx. +35°C +10°C min. | GLOW WIRE 650°C

Um suporte de parede pequeno e sustentável com um design elegante e discreto.



Família	GreenSpace Evo Mini Wallmount
Versões	**WL321W:** GreenSpace Evo Mini Wall Down **WL321W:** GreenSpace Evo Mini Wall Up/Down
Material	Corpo fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares e dissipador de calor fabricado com 85% de alumínio reciclado.
Flujo sistema de família	800 lm - 1200 lm
Consumo sistema de família	6,7W - 19,2 W
Óticas e difusores	HMB, HVWB y HWB Com cobertura ótica de vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	Até 138 lm/W
Temperatura de cor y reproducción cromática	3000 K, 4000 K, Premium White e Premium Color
Índice cromático	>80 e >90
Tensão de linha	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver integrado
Factor de Potencia	0,9
Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), DIA (DALI InterAct com fios), WIA (InterAct sem fios)

Classe elétrica	Classe II
Cor/Acabamento	**Cores corpo:** branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e cinzento acetinado RAL 9006 (GR402) **Textura:** linhas finas (T102)
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	<10% a 50.000 horas Ta 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C Ta
Temperatura de funcionamento	De 10°C a 35°C
Peso	**WL321W**: 510 g **WL321W**: 560 g
Instalación (tipo de montaje)	Fixado à parede
Informações adicionais	Configurador disponível: **WL320WI** Mais opções de configuração: **TCAW65I** Ir para a página: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-wall-d65



Accent Wall D65 Novidade

Soluções Signify myCreation



Accent Wall D65 é um aplique de parede de elevada eficiência energética, disponível em duas variantes: iluminação ascendente/ descendente ou apenas descendente.

O aplique Accent Wall D65 faz parte da família Accent D65 e possui um corpo impresso em 3D, fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, e um dissipador térmico composto por 85% de alumínio reciclado. O seu design circular permite que a luminária seja atualizável, reutilizável, reparável e reciclável, tornando-a uma solução de iluminação sustentável. Além disso, todas as luminárias da família Accent D65 podem ser facilmente integradas com sistemas inteligentes (por exemplo, Interact), facilitando a gestão da iluminação e promovendo poupanças energéticas adicionais.



Benefícios

- O seu design elegante e discreto adapta-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Maior brilho e maior conforto visual para os utilizadores graças aos refletores profundos PerfectAccent.
- Prolonga a vida útil do produto graças à facilidade de manutenção e capacidade de atualização.
- •Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética contribuem para reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Características

- Pode ser reparada e atualizada com ferramentas convencionais.
- Pegada de carbono reduzida graças à elevada eficiência.
- Equipada com refletores profundos PerfectAccent de última geração.
- Opções de conectividade: DALI (DIA) compatível com Interact e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com muito pó).

Aplicaciones

- Moda
- Hotéis
- Residencial



Accent Wall D65 Down
TC65L1



Accent Wall D65 Up/Down
TC65L2




Accent Wall D65 Novidade

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IK02 | máx. +35°C +10°C min. | GLOW WIRE 650°C

Um suporte de parede pequeno e sustentável com um design elegante e discreto.



Família	Accent Wall D65
Versões	**TC65L1**: Accent Wall D65 Down **TC65L2**: Accent Wall D65 Up/Down
Material	Corpo fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares e dissipador de calor fabricado com 85% de alumínio reciclado.
Flujo sistema de Família	800 lm - 1200 lm
Consumo sistema de família	6,7 W - 19,2 W
Óticas e difusores	HMB, HVWB y HWB Com cobertura ótica de vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	Até 138 lm/W
Temperatura de cor y reproducción cromática	3000 K, 4000 K, Premium White e Premium Color
Índice cromático	>80 e >90
Tensão de linha	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver integrado
Factor de Potencia	0,9
Possibilidade de regulação	PSU (não regulável), DIA (DALI InterAct com fios), WIA (InterAct sem fios)
Classe elétrica	Classe II

Cor/Acabamento	**Cores:** Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402) e Cinza acetinado RAL 9006 (GR402), Cappuccino acetinado (BR401), Latão acetinado (BS410), Bronze acetinado (BZ410), Rosa acetinado (PK400) e Sálvia acetinado (GN402) **Texturas:** Camadas (T102), Linhas (T204), Tecido (T302), Xadrez (T307) e Vesica (T434)
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	<10% a 50.000 horas Ta 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C Ta
Temperatura de funcionamento	De 10°C a 35°C
Peso	**TC65L1:** 510 g **TC65L2:** 560 g
Instalación (tipo de montaje)	Fixado à parede
Informações adicionais	Cor da jante selecionável Configurador disponível: **TCAW65I** Ir para a página: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-wall-d65



LED
Chegou o momento

As luminárias da Philips podem substituir as luminárias convencionais ponto por ponto, o que permite poupanças de energia imediatas.



Que pacote lumínico deverá ser selecionado para substituir uma luminária convencional com CDM?

CDM	Fluxo equivalente recomendado com LED
50W halogéneo	700 lm
20W CDM & CDM Evolution	1200 lm
35W CDM	1700 lm
35W CDM Elite & CDM Evolution	2700 lm
70W CDM & 50W CDM Elite	3900 lm
70W CDM Elite	4900 lm

Cálculos realizados com base numa luminária com CDM com 65% de LOR @ 2 mil horas

Cores belas, brancos perfeitos, pretos intensos

Crie a sua própria assinatura luminosa com as essências LED da Philips

Em especial quando se trata de vestuário, os clientes têm uma preferência muito forte relativamente às cores. Por isso, na qualidade de retalhista, deverá assegurar-se igualmente de que as cores escolhidas especificamente são apresentadas da forma como imaginou.

As nossas essências LED foram especialmente desenvolvidas com o objetivo de melhorar as cores dos seus artigos. Com o uso dos diferentes espetros, é possível garantir que os seus artigos se destacam e têm um aspeto atrativo para os seus clientes.

As nossas essências LED

Standard 830



- Máximas poupanças de energia.
- Iluminação eficiente e de qualidade em toda a loja.

PremiumWhite



- Equilíbrio perfeito entre qualidade de luz e poupanças de energia.
- Espetro de cores ricas que realçam os produtos.
- Tonalidade comparável às lâmpadas CDM Elite.

Novidade

Premium Cor Denim



- Novas propostas LED da Philips Lighting.
- Premium Cor é a nova tonalidade de luz branca que realça o contraste entre as cores e os brancos.

Encontre a receita de luz correta para os seus produtos alimentares frescos



As receitas para alimentos frescos com iluminação LED da Philips podem ser utilizadas como uma potente ferramenta de vendas, que permite melhorar a apresentação e ajudar a reduzir o desperdício de alimentos, uma vez que emite a temperatura de cor correta, diminuindo, por exemplo, a descoloração da carne cortada.

Para saber mais sobre as nossas receitas de iluminação para alimentos frescos, visite a nossa web



As nossas receitas LED recomendadas

	Fresh food ROSE Opção quente tradicional ROSE	Fresh food MEAT Opção frio natural FMT	Fresh food AUTHENTIC Opção natural 830/930/PW9	Fresh food CHAMPAGNE Opção quente tradicional CH	Fresh food FROST Opção frio natural FR	Premium color
Talho						
Peixaria						
Frutas e legumes						
Batatas						
Charcutaria						
Padaria e pastelaria						
Vinho						

GreenSpace Evo D90

Soluções Signify myCreation

O GreenSpace Evo D90 é um projetor de retalho potente e flexível com um design subtil e neutro. A carcaça impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou bio-circulares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Este facto, juntamente com a elevada eficiência energética, torna o GreenSpace Evo D90 uma opção de projetor sustentável.

Os reflectores PerfectAccent garantem um efeito de luz mais brilhante e um maior conforto visual para o cliente. O GreenSpace Evo também está disponível em variantes ultra-eficientes de última geração e integra-se perfeitamente em calhas 3C e DALI, CoreLine Trunking e Maxos Fusion. É possível personalizar ainda mais as cores e as texturas através da Signify myCreation.









ST333T GreenSpace Evo Projector Track



ST333X2 GreenSpace Evo Projector Maxos Fusion Double



ST333Y2 GreenSpace Evo Projector CoreLine Double

Benefícios

- Integra-se perfeitamente nas lojas com o seu design limpo e neutro.
- Maior luminosidade e maior conforto visual para o cliente graças aos reflectores PerfectAccent.
- Prolongar a vida útil do produto com facilidade de manutenção e actualização.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Características

- Acesso sem ferramentas à Ótica, LEDs e vidro frontal.
- Pode ser reparado e melhorado com ferramentas standard.
- Pegada de carbono reduzida devido à elevada eficiência (estão disponíveis versões ultra-eficientes).
- Inclui reflectores PerfectAccent de última geração.
- Flexibilidade de orientação muito ampla, incluindo.
- Opções de ligação: DALI compatível com Interact, posicionamento interno (DIA-VLC) e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)

Aplicações

- Alimentação e comércio a retalho
- Moda
- Estações de serviço e lojas de conveniência

Avisos e segurança

- A limpeza das Óticas só pode ser efectuada com ar pressurizado.
  É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, recomenda-se vivamente a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibras (seco).
- Durante a manutenção, o produto deve ser desligado e arrefecido.
- O produto deve ser instalado fora do alcance dos braços. O manuseamento do produto quando está quente só é possível com uma luva isolante.



GreenSpace Evo D90

Informação técnica


LIFE L80B50 100K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín

Uno strumento potente e sostenibile per le applicazioni del settore della vendita al dettaglio.


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU				158
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVWB/HOVL-H/HOVL-V	171
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224


Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	126
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	
39S	FR/PC930	149
49S	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	126
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	
39S	FR/PC930	149
49S	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		









GreenSpace Evo D90

Informação técnica

LIFE L80B50 100K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Família	GreenSpace Evo D90
Versões	**ST333T** - Versão para calha 3C **ST333X2** - Versão para calha Maxos Fusion **ST333Y2** - Versão para calha Coreline
Material	Carcaça impressa em 3D feita de, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou bio-circulares, dissipador de calor feito de 85% de alumínio reciclado.
Fluxo sistema de família	De 1900 lm a 4900 lm
Consumo sistema de família	De 17,4 W a 59 W (consoante a versão)
Óticas e difusores	Óticas: NB, MB, WB, VWB, OVL-H, OVL-V, HNB, HMB, HWB, HVWB, HOVL-H, HOVL-V, HRCT, FPO12, FPO18, FPO24, FPO28, FPO30, FPO36 *Opção de cobertura ótica em vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	Até 155 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, Champagne, Fresh meat, Frosted, Fresh food rose, Premium ambiance, Premium color, Premium white.
Índice cromático	>80 e >90
Tensão de linha	220 V-240 V
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	PSU, DIA (DALI Interact System Ready), DIA-VLC (DALI Interact System Ready, Visual Light communication), WIA (Driver wireles Interact System Ready). Driver integrado no adaptador de calha.

Configurações de controlo disponíveis	DALI, Wireless
Classe elétrica	II
Cor/Acabamento	Cor da caixa: Branco (RAL 9003), Cinzento (RAL 9006), Preto (RAL 9004) Cor do anel: Preto (RAL 9004)
IP	20
IK	2
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM, ENEC
Taxa de falhas do controlador	< 10% a 50.000 horas também para 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T
Temperatura de funcionamento	Da +10 a +25 °C
Peso	620 - 720 gr dependendo do pacote de iluminação e temperatura da cor
Instalação (tipo de montagem)	**ST333T**: calha 3C **ST333X2**: calha Maxos Fusion **ST333Y2**: calha Coreline
Acessórios	FG: Vidro plano Barndoor em preto
Informações adicionais	Configurador disponível: **ST333TI**. Para mais opções, configurador: **TCAT90I**. Vá para o https://www.pro.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-track-D90

Accent Track D90

Soluções Signify myCreation

Clássica e ecológica com um toque personalizável, a luminária de acentuação Accent Track D90 foi concebida para melhorar os seus espaços comerciais com um diâmetro de 90 mm. Com uma dobradiça integrada e caraterísticas versáteis, esta luminária de baixo consumo oferece um desempenho excecional. Com acessórios antirreflexo como Honeycomb, Barndoor e Snoot, pode obter um conforto visual perfeito. Escolha entre uma vasta gama de receitas de luz, ângulos de feixe, opções de controlador e texturas. Disponível em 8 opções de cores para a carcaça e aro frontal, adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente.

O foco contém peças impressas feitas de, pelo menos, 65% de policarbonato reciclado e 85% de alumínio reciclado para o dissipador de calor, o que o torna não só elegante, mas também amigo do ambiente. Com elevada eficácia, esta luz é perfeita para aplicações de retalho, como mercearias, concessionários de automóveis e lojas de eletrónica. Ilumine o seu espaço ao mesmo tempo que reduz os custos de energia e as emissões de CO_2 com a Accent Track D90.







Benefícios

- Design sólido e limpo.
- Fabrico com impressão 3D. Economia circular.
- Cobertura completa de aplicações para lojas.
- Maior flexibilidade do que com iodetos CDM (ligação imediata, regulação, variedade de tonalidades...)
- Grande flexibilidade de aplicação graças às suas várias configurações (fluxo luminoso, cor da luz, óticas, controladores, cores e texturas...)

Características

- Qualidade da luz PerfectAccent da Philips.
- Inclui matizes de luz para vestuário e receitas LED para produtos alimentares.
- Substituição direta de projectores com CDM.
- Versões com controladores DALI e DALI VLC para a respetiva integração em instalações com sistemas de gestão da iluminação ou de “Indoor Positioning”.
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready).

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais, especialmente lojas de vestuário e de produtos alimentares.



TCAT90
Accent Track D90




Accent Track D90

Informação técnica

LIFE L80B50 50K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Projector com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação de acentuação com carcaças personalizáveis. Instalação em calha universal de 3 ligações. Disponível em dois tamanhos, conforme as necessidades. Diversas distribuições luminosas com óticas MB (23°), WB (36°) ou VWB (60°) e alta qualidade de luz em diversas propostas LED, desde 2700 K a 4000 K. Também são possíveis receitas de luz para aplicações em lojas de produtos alimentares ou de vestuário.



Trafo	Lampfam	Collamp	Optic	A (mm)
PSU			All	158
	20S	840	HNB	171
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224

Lampfam	Collamp	B (mm)	Kg
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126	0,62
19S	FMT/ROSE		
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930		
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940		
27S	FMT/ROSE/FR	149	0,72
39S	FR/PC930		
49S	827/830/840/PW930/PW940		





Accent Track D90

Informação técnica

Família	Accent Track D90
Versões	**TCAT90** - Accent Track D90
Material	Carcaça impressa em 3D feita de policarbonato estabilizado para UV com textura por camadas.
Fonte de luz	Módulo LED
Fluxo sistema de família	De 1900 lm até 4900 lm
Consumo sistema de família	De 14 W até 36 W
Óticas e difusores	Óticas: NB, MB, WB, VWB, OVL-H, OVL-V, HNB, HMB, HWB, HVWB, HOVL-H, HOVL-V, HRCT, FPO12, FPO18, FPO24, FPO28, FPO30, FPO36 *Opção de cobertura ótica em vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	Até 163 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, Champagne, Fresh meat, Frosted, Fresh food rose, Premium ambiance, Premium color, Premium white.
Índice cromático	>80 e >90
Índice de restituição cromática	<2 SCDM
Tensão de linha	220V-240V
Controlador (integrado)	>0,90
Fator de potência	Possibilidade de controlo e regulação: PSU (Non-dimmable) DIA (Dali interact dimming) DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation) WIA (Wireless interAct) Driver integrado no adaptador de calha

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	**Cores**: Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402) e Cinza acetinado RAL 9006 (GR402), Cappuccino acetinado (BR401), Latão acetinado (BS410), Bronze acetinado (BZ410), Rosa acetinado (PK400) e Sálvia acetinado (GN402) **Texturas**: Camadas (T102), Linhas (T204), Tecido (T302), Xadrez (T307) e Vesica (T434)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<1% @ 5.000hrs
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T
Temperatura de funcionamento	De 10°C a +35°C
Peso	620 - 720 gr dependendo do pacote de iluminação e temperatura da cor
Instalação (tipo de montagem)	Calha 3C de três circuitos
Acessórios	Antirreflexo: Honeycomb, Barndoor, Snoot. Cor do anel selecionável.
Outras opções a pedido	Configurador disponível: **TCAT90I**. Ir para a página: https://www.pro.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-track-D90

GreenSpace Evo Mini D65

Soluções Signify myCreation

O GreenSpace Evo Mini é um projetor sustentável com um design elegante e subtil. Isto faz com que o projetor seja a escolha ideal para aplicações de hotelaria e retalho. A carcaça impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável.

Este facto, juntamente com a elevada eficiência energética, torna o GreenSpace Evo Mini uma opção de projetor sustentável. Os novos reflectores profundos PerfectAccent garantem um efeito de luz mais brilhante e um maior conforto visual para o cliente. As cores e texturas podem ser ainda mais personalizadas utilizando Signify myCreation.









ST332T GreenSpace Evo Mini Track



ST332X2 GreenSpace Evo Mini Maxos Fusion Double



ST332Y2 GreenSpace Evo Mini CoreLine Double



ST332B GreenSapace Evo Mini Semi Recessed

Benefícios

- O design elegante e subtil enquadra-se perfeitamente em qualquer instalação.
- Maior luminosidade e maior conforto visual para o cliente graças aos reflectores profundos PerfectAccent.
- Prolongar a vida útil do produto com facilidade de manutenção e actualizações.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Características

- Acesso sem ferramentas à ótica, LEDs e vidro frontal.
- Pode ser reparado e melhorado com ferramentas standard.
- Redução da pegada de carbono devido à elevada eficiência.
- Equipado com reflectores profundos PerfectAccent de última geração.
- Flexibilidade de orientação muito ampla, incluindo iluminação superior.
- Opções de conetividade: compatível com DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) Interact (DIA) e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó).

Aplicações

- Moda
- Restauração
- Zonas residenciais

Avisos e segurança

- A limpeza das Óticas só pode ser efectuada com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, recomenda-se vivamente a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibras (seco).
- Durante a manutenção, o produto deve ser desligado e arrefecido.
- O produto deve ser instalado fora do alcance dos braços. O manuseamento do produto quando está quente só é possível com uma luva isolante.




GreenSpace Evo Mini D65

Informação técnica


LIFE L80B50 100K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Um projetor pequeno e sustentável com um design elegante e discreto.




	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224

ST332T




ST332X2



ST332Y2

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



ST332B





GreenSpace Evo Mini D65


Informação técnica

Família	GreenSpace Evo Mini D65
Versões	**ST332T**: GreenSpace Evo Mini Track 3C **ST332X2**: GreenSpace Evo Mini Maxos Fusion Double **ST332Y2**: GreenSpace Evo Mini CoreLine Double **ST332B**: GreenSpace Evo Mini Semi Recessed
Material	Peça impressa com plásticos reciclados ou bio-circulares de massa equilibrada e 85% de alumínio reciclado.
Fluxo sistema de família	De 1200 lm a 2700 lm
Consumo sistema de família	De 9,6 W a 44,6 W (consoante a versão)
Óticas e difusores	Reflector de alumínio HNB 15°, HMB 29°, HWB 36°, HVWB 55°
Eficiência do sistema da família	Até 136 lm/w
Temperatura de cor	830, 840, PW930, PW840, PC930
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador	**ST332T/ST332X2/ST332Y2:** Driver integrado no conector de calha **ST332B:** Driver externo
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de controlo e regulação	PSU (Non-dimmable) DIA (Dali interact dimming) WIA (Wireless interAct)
Classe elétrica	II

Cor/acabamento	Cor da caixa: Branco (RAL 9003), Cinzento (RAL 9006), Preto (RAL 9004) Cor do anel: Preto (RAL 9004)
IP	20
IK	2
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	<1% @ 5.000hrs
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	**ST332T**: 414 - 434 gr. dependendo do pacote de iluminação e da temperatura da cor. **ST332B**: 540 - 560 gr. dependendo do pacote de iluminação e da temperatura da cor
Instalação (tipo de montagem)	**ST332T**: a calha 3C **ST332X2**: a calha Maxos Fusion **ST332Y2**: a calha Coreline **ST332B**: Semi encastrável a teto
Acessórios	FG: Vidro plano
Informações adicionais	Configurador disponível: **ST332TI**. Para mais opções, configurador: **TCAT65I**. Vá para o https://www.pro.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-track-D65 **ST332BI**. Para mais opções, configurador: **TCATSRI**. Vá para o https://www.pro.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-semi-recessed-d65

Accent Track D65

Soluções Signify myCreation



O Accent Track D65 é um projetor de iluminação elegante e com baixo consumo de energia que combina sustentabilidade com um design discreto, com um diâmetro compacto de 65 mm. A caixa impressa em 3D é feita de pelo menos 55% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é feito de 85% de alumínio reciclado.

Esta luminária versátil é perfeita para ambientes de retalho de moda, hotelaria e residenciais, oferecendo uma gama de opções de cores e texturas que se adaptam a qualquer espaço.





Benefícios

- De fabricação circular com impressão 3D, o equipamento de iluminação é atualizável, reutilizável, reparável e reciclável, impondo uma verdadeira mudança no mundo do design de iluminação.
- Design elegante e subtil, com diâmetro de 65 mm.
- Grande variedade de cores para escolher tanto para a moldura quanto para as suas texturas.

Características

- A moldura impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares
- Várias receitas de luz disponíveis — 3000 K, 4000 K, Premium White.
- Opção de colimador ótico para controlo preciso do feixe com CRI80 ou CRI90.
- Eficiência até 143 lm/W.
- Lúmens: 1200 – 2700 Lúmens.
- Diferentes opções de controladores: não regulável, regulável por interação (DIA) e regulável por interação sem fios (WIA)

Aplicações

- Aplicações de retalho de moda
- Hospitalidade
- Residencial



TCAT65
Accent Track D65



TCATSR
Semi Recessed D65



Acessório Snoot



Acessório HoneyComb




Accent Track D65

Informação técnica


LIFE L80B50 50K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +40°C +10°C mín.

O Accent Track D65 é um projetor de iluminação elegante e de baixo consumo de energia que combina sustentabilidade e um design discreto, e possui um diâmetro compacto de 65 mm. Este equipamento de iluminação versátil é perfeito para lojas de vestuário, hotelaria e ambientes residenciais, oferecendo uma gama de opções de cores e texturas que se adaptam a qualquer espaço.



		A (mm)	B (mm)	kg
Refletor	PSU	148	107	0.414
	DIA		238	0.434
	WIA		224	0.424
	PSU	132	107	0.414
	DIA		238	0.432
	WIA		224	0.422

TCAT65



Dimensões do Driver [mm]

	x	y	z
PSU-E	156	43	30
DIA-E	155	43	21
WIA-E	97	43	30

Dimensões da caixa [mm]

TIPO	A	B (Snoot)
Refletor	148	178
Colimador	132	162

TCATSR





Accent Track D65

Informação técnica

Família	Accent Track D65
Versões	**TCAT65** – Accent Track D65 **TCATSR** – Accent Semi Recessed D65
Material	Carcaça impressa em 3D de policarbonato estabilizado para UV com textura por camadas.
Fonte de luz	Módulo LED substituível.
Fluxo sistema de família	De 1200 lm até 2700 lm consoante a versão
Consumo sistema de família	De 9,6 W até 22,9 W
Óticas e difusores	Refletor de alumínio: HNB 15°, HMB 29°, HWB 36°, HVWB 55° Colimator policarbonato: CLM15, CLM24, CLM32, CLM54
Eficiência do sistema da família	Até 143 lm/W
Temperatura de cor	830, 840, PW930, PW840, PC930
Índice cromático	>80 o >90 consoante módulos LED
Índice de restituição cromática	<3 SCDM
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	**TCAT65**: Driver integrado no conector 3C **TCATSR**: Driver externo
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	PSU, DIA (DALI interact Dimming), WIA (Interact Wireless)
Acessórios disponíveis	HoneyComb (cor do projetor) e Snoot (apenas preto) para brilho.

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cor da caixa ou do anel frontal: Branco (RAL 9003), Cinzento (RAL 9006), Preto (RAL 9004), Cappuccino, Latão, Bronze, Rosa e Sálvia. Textura: Camadas finas (T102), Linhas naturais (T204), Xadrez (T307), Vesica (T434), Trança oval (T302).
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	<1% @ 5.000hrs
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T
Temperatura de funcionamento	De 10°C a +35°C
Peso	**TCAT65**: 414 - 434 gr. dependendo do pacote de iluminação e da temperatura da cor. **TCATSR**: 540 - 560 gr. dependendo do pacote de iluminação e da temperatura da cor.
Instalação (tipo de montagem)	**TCAT65**: Calha 3C **TCATSR**: Semi encastrável a teto
Outras opções a pedido	Configurador disponível: **TCAT65I**. Ir para a página: https://www.pro.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-track-D65 **TCATSRI**. Ir para a página lighting-solutions/accent-semi-recessed-d65

Smooth

Soluções Signify myCreation

Está à procura de uma solução de iluminação sustentável, elegante e funcional para complementar qualquer ambiente hoteleiro ou residencial?

Descubra a Smooth, a luminária que lhe permite adaptar-se perfeitamente a qualquer ambiente. Combine as opções de cor e textura do aro frontal e da carcaça para um efeito único e luxuoso. Esta solução de iluminação está disponível em diferentes receitas de luz para se adaptar às suas necessidades e oferece uma fixação em favo de mel para reduzir o encandeamento e melhorar a distribuição da luz. O Smooth é uma opção amiga do ambiente, com peças impressas feitas a partir de, pelo menos, 65% de materiais reciclados e bio-circulares com certificação ISCC Plus. O dissipador de calor do Smooth é fabricado com 85% de alumínio reciclado, o que o torna forte e duradouro. E graças ao seu design circular, o Smooth pode ser atualizado durante a sua longa vida útil.







Benefícios

- Design sólido e simples.
- Fabrico com impressão 3D. Economia circular.
- Cobertura completa das aplicações para lojas.
- Maior flexibilidade do que com os iodetos metálicos CDM (acendimento imediato, regulação da intensidade luminosa, variedade de tonalidades, etc.)
- Grande flexibilidade de aplicação graças às suas múltiplas configurações (fluxo luminoso, cor da luz, ótica, drivers, cores e texturas...)

Características

- Ampla paleta de cores.
- Aro de fonte texturizado para um efeito luxuoso.
- Várias receitas de luz à escolha - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Colour.
- Vasta gama de ângulos de feixe à escolha.
- Opções Óticas - Colimador / Refletor.
- Eficiência até 132 lm/W.
- Diferentes opções de controladores: não regulável, regulável por interação (DIA) e regulável por interação sem fios (WIA).

Aplicações

- Moda
- Restauração
- Zonas residenciais



TCST65
Smooth Track




Smooth

Informação técnica


220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Crie o ambiente perfeito com Smooth, a solução de iluminação sustentável e elegante para espaços de hotelaria e residenciais. Misture e combine opções de cores e texturas para obter um efeito único e luxuoso.

		A (mm)	B (mm)	kg
Refletor	PSU	170	107	0.39
	DIA		238	0.41
	WIA		224	0.40
Colimador	PSU	149	107	0.39
	DIA		238	0.41
	WIA		224	0.40



Inclinar para baixo 90°
Inclinar para cima 10°







Smooth

Informação técnica

Família	Smooth Track
Versões	**TCST65** - Smooth Track
Material	Peça impressa com plásticos reciclados ou bio-circulares e 85% de alumínio reciclado pós-consumo.
Fluxo sistema de família	1000 lm – 2200 lm
Consumo sistema de família	De 8,6 W até 22,2 W
Óticas e difusores	Refletor de alumínio: HNB 15°, HMB 29°, HWB 36°, HVWB 55° Colimador: CLM15, CLM24, CLM32, CLM54 *Opção de cobertura ótica em vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	Até 127 lm/w
Temperatura de cor e índice cromático	830, 840, PA270, PW930, PW940, PC930 e D2W (2700 K-1800 K)
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador	Driver integrado no conector ferroviário
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação e controlo	PSU, DIA (DALI interact Dimming), WIA (Interact Wireless) e PSR
Configurações de controlo disponíveis	DALI DIA y DALI DIA-VLC (Indoor Positioning) Compatível com Interact Ready
Classe elétrica	II

Cor/acabamento	**Cores**: Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402), Cappuccino acetinado (BR401), Latão acetinado (BS410), Bronze acetinado (BZ410), Rosa acetinado (PK400) e Azul-água transparente (BL001). **Cores de destaque**: Branco RAL 9003 (WH201), Preto acetinado RAL 9004 (BK402), Cappuccino acetinado (BR401), Latão acetinado (BS410), Bronze acetinado (BZ410), Rosa acetinado (PK400) e Difusa (CL101). **Texturas**: Linhas (T204), Geada (T304), Dunas (T404) e Acolchoada (T430).
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<1% @ 5.000hrs
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C T
Temperatura de funcionamento	10°C a 35°C
Peso	390 - 410 gr
Instalação (tipo de montagem)	A calha 3C
Outras opções a pedido	Honeycomb
Informações adicionais	Configurador disponível: **TCST65I**. Ir para a página: https://www.pro.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/smooth-track

StyliD Evo

PHILIPS

Os comerciantes têm de fazer face a preços de energia cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, precisam de manter a qualidade da luz a que estão habituados, a flexibilidade para a integração no espaço arquitetónico e os efeitos de luz adequados para captar a atenção do cliente. Por último, mas não menos importante, necessitam de soluções que, no futuro, lhes permitam implementar conceitos diferenciadores no seu espaço comercial.

O StyliD proporciona luz de alta qualidade, um feixe impressionante e uma eficiência luminosa surpreendente e é a solução energeticamente mais eficiente, ideal para os ambientes comerciais mais exigentes dos dias de hoje, uma vez que também incorpora as propostas de iluminação que melhor se adaptam a cada espaço, quer seja de moda, com Premium White, Premium Cor ou de alimentação, com módulos LED específicos para realçar cada alimento.







StyliD Evo Compact



StyliD Evo Performance

Benefícios

- Luz de alta qualidade para captar a atenção do cliente.
- Design discreto que se integra na loja.
- Custos totais de propriedade inferiores a 3 anos graças ao bom rendimento energético e à vida útil prolongada.

Características

- Eficiência de até 133 lm/W, graças aos refletores Perfect Accent Very Hi-LOR (90%).
- Pacotes lumínicos de 1650 a 6300 lm, comparáveis com MASTERColour CDM Elite 20/35/50/70/150 W.
- Várias temperaturas de cor (2700 K–4000 K) e propostas específicas para Retalho: CH, FMT, Rose, PW930, PC930 (Premium Cor) e FR (Frost).
- Índice de restituição de cores 80 e 90.
- Disponível com feixe estreito, médio, largo, muito largo, oval, vertical e horizontal.
- Refrigeração passiva em toda a gama.
- Versões aptas para instalações com sistemas de gestão de iluminação DALI ou de “Indoor Positioning” (DALI VLC).
- Versões para encastrar.
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready).

Aplicações

- Estabelecimentos comerciais: lojas de vestuário e de produtos alimentares.

















Los nuevos reflectores ofrecen la mejor eficiencia de su clase, un haz muy limpio y alta uniformidad de color. Son reemplazables. São substituíveis.




StyliD Evo

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Projectores com tecnologia LED e ópticas de baixo brilho para iluminação de acentuação em todos os tipos de aplicações interiores. Oferecem uma poupança de energia de 80% em comparação com as lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às da lâmpada mastercolor CDM. Acendimento imediato e possibilidade de regulação. Permite intercambiar os reflectores e ópticas seladas para evitar a entrada de insectos. Versões 6000lm e ópticas ovais tanto verticais como horizontais. Também disponível em reflectores metálicos que aumentam o rendimento lumínico.









StyliD Evo

Informação técnica

Família	Stylid Evo – com base ou bloco de terminais para calha, Maxos fusion e encastrável.
Versões	**ST770S –** Compact para calha Maxos fusion. **ST770T –** Compact para calha 3C. **ST770B –** Compact para encastrar. **ST770X –** Compact integrado em Maxos fusion **ST780S –** Performance para calha Maxos fusion. **ST780T –** Performance para calha 3C.
Material	Caixa de acessórios em plástico. Cabeça e dissipador térmico em alumínio fundido. Globo frontal em acrílico PMMA (MB ou WB) ou vidro (NB)
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	**Versões Compact**: LED17S (1650 lm–1800 lm), LED19S (1900 lm), LED20S (2000 lm), LED27S (2650 lm–3000 lm), LED39S (3750 lm–4050 lm), LED49S (4750 lm–5150 lm). **Versões Performance**: LED39S (3750 lm–4000 lm), LED49S (4750 lm–5150 lm), LED60S (5900 lm–6300 lm).
Consumo sistema de família	**Versões Compact**: de 14,4 W a 49,5 W (consoante o módulo LED) **Versões Performance**: de 31,5 W a 60 W (consoante o módulo LED)
Óticas e difusores	**Versões Compact**: NB (10°), MB (24°), WB (36°), VWB (60°), OVL–H (LIN), OVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões Compact refletor metálico**: HNB (10°), HMB (24°), HWB (36°), HVWB (60°), HOVL–H (LIN), HOVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões Performance**: NB (10°), MB (24°), WB (36°), VWB (60°), OVL–H (LIN), OVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões Performance refletor metálico**: HNB (10°), HMB (24°), HWB (36°), HVWB (60°), consoante o módulo LED.
Eficiência do sistema da família	**Versões Compact**: de 95 a 140 lm/W (consoante o módulo LED e ótica) **Versões Performance**: de 89 a 129 lm/W (consoante o módulo LED e ótica)
Temperatura de cor	827 (2700 K), 830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), CH (Champagne), ROSE, PC930 (Premium Cor 3000 K), FR (Frost), PW930 (Premium White 3000 K)
Índice de restituição cromática	>80 (FR), 87 (FMT, ROSE), >90 (PC, PW, CH)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD ou PSED e VLC), versões sem regulação (PSU ou PSE) WIA para iluminação inteligente
Orientação	355° horizontal – 0–> 100° vertical (iluminação de 10° até em cima)
Configurações de controlo disponíveis	DALI e DALI–VLC (para instalações com sistema de "Indoor Positioning"). Compatível com Interact Ready.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Prata (RAL9006), Preto (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 50 000 h
Vida útil	50 000 h L80
Temperatura de funcionamento	10 °C a 35 °C
Peso	– **Compact**: 0,9 Kg – **Performance**: 1,2 Kg
Blocos de terminais e cablagens	Para versões encastradas, é possível usar cabos especiais. Os tipos de cabos que podem usado são: – **EW**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) – **EWD**: 0,5 m de cabo (Classe Eca) + 0,5 m de cable para DALI (Classe Eca). – **E2KW**: 2 m de cabo (Classe Eca) – **E2KWD**: 2 m de cabo (Classe Eca) + 2 m de cabo para DALI (Classe Eca). – **BW**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) – **BWD**: 0,5 m de cabo (Classe B2ca) + 0,5 m de cabo para DALI (Classe B2ca). – **B2KW**: 2 m de cabo (Classe B2ca) – **B2KWD**: 2 m de cabo (Classe B2ca) + 2 m de cabo para DALI (Classe B2ca). NOTA: Todos os cabos têm o conector macho com trava de segurança Wieland tipo GST18/3. Para o DALI, o conector usado é o BST14. Os cabos Classe B2ca são livres de halogênio.
Instalação (tipo de montagem)	– Conetor de calha Maxos fusion. – Conetor de calha (3C para calha fixo ou 5C6 para calha DALI). – Encastrado.
Acessórios	Muitos acessórios disponíveis; filtros, persianas, etc. Consulte a rede comercial.
Outras opções a pedido	SIM – Família configurável **ST770Ti** e **ST780Ti**




StyliD Evo Driver in Track Novidade

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Projectores com tecnologia LED e ópticas de baixo brilho para iluminação de acentuação em todos os tipos de aplicações interiores. Oferecem uma poupança de energia de 80% em comparação com as lâmpadas de halogéneo e eficiências semelhantes às da lâmpada mastercolor CDM. Acendimento imediato e possibilidade de regulação. Permite intercambiar os reflectores e ópticas seladas para evitar a entrada de insectos. Versões 6000lm e ópticas ovais tanto verticais como horizontais. Também disponível em reflectores metálicos que aumentam o rendimento lumínico.



	PSU	DIA	WIA
A	160	260	220

	≤39S	>39S
B	190	205
C	124	139





StyliD Evo Driver in Track Novidade

Informação técnica

Família	Philips Stylid Evo – com conector para calha 3C
Versões	**ST771T** – Compact para calha 3C.
Material	Cabeça e dissipador térmico em alumínio fundido. Globo frontal em acrílico PMMA (MB ou WB) ou vidro (NB)
Fonte de luz	Módulo CoB versão SR2018. Não substituível.
Fluxo sistema de família	**Versões** LED17S (1650 lm – 1800 lm), LED19S (1900 lm), LED20S (2000 lm), LED27S (2650 lm – 3000 lm), LED39S (3750 lm – 4050 lm), LED49S (4750 lm–5150 lm).
Consumo sistema de família	**Versões** de 14,4 W a 49,5 W (consoante o módulo LED).
Óticas e difusores	**Versões:** NB (10°), MB (24°), WB (36°), VWB (60°), OVL–H (LIN), OVL_V (LIN), consoante o módulo LED. **Versões com refletores metálicos:** HNB (10°), HMB (24°), HWB (36°), HVWB (60°), HOVL–H (LIN), HOVL_V (LIN), consoante o módulo LED.
Eficiência do sistema da família	**Versões**: de 95 a 140 lm/W (dependendo do módulo LED e da óptica)
Temperatura de cor	827 (2700 K), 830 (3000 K), 840 (4000 K), FMT (FreshMeat 3000 K), CH (Champang), ROSE, PC930 (Premium color 3000 K), FR (Frost), PW930 (Premium White 3000 K)
Índice de restituição cromática	>80 (FR), 87 (FMT, ROSE), >90 (PC, PW,CH)
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD ou PSED e VLC), versões sem regulação (PSU ou PSE)
Orientação	355° horizontal – 0–>100° vertical (iluminação de 10° até em cima)
Configurações de controlo disponíveis	DALI e DALI–VLC por ETO (para instalações com sistema “Posicionamento Interior”)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Prata (RAL9006), Petro (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	1% em 50.000h
Vida útil	50.000h L80
Temperatura de funcionamento	10°C a 35°C
Peso	0,7 Kg
Instalação (tipo de montagem)	– Conetor de calha (3C para calha fixo ou 5C6 para calha DALI).
Acessórios	Barndoors
Otras opciones bajo pedido	SIM – Família configurável **ST770Ti** y **ST780Ti**

CoreLine Proyector gen3

PHILIPS



A gama de Projectores CoreLine foi concebida para uma substituição direta de spots com tecnologia CDM ou halogéneo nos pequenos comércios. A nova geração de Projectores Coreline renovou o seu design com uma linha mais atual, ao mesmo tempo que mantém a sua apelativa relação qualidade-preço. Com a gama de spots Coreline Projector gen3 pode criar efeitos e contrastes de iluminação em aplicações de iluminação no Retalho, de forma eficiente e duradoura. São instalados facilmente numa calha standard (3C).



Benefícios

- Custos de exploração reduzidos graças à poupança de energia e a uma vida útil mais prolongada
- Substituição ponto a ponto, que facilita a transição de luminárias convencionais para LED
- Design renovado e atual, com versões nas cores branco e preto

Características

- Acabamento em preto ou branco
- Fluxo luminoso de 3000 lúmenes
- Eficiência energética: 100 lm/W
- Controlador integrado
- Escolha de temperaturas de cor: 3000 e 4000 K

Aplicações

- Pequenas lojas de comércio
- Aplicações de acentuação em hotéis, escritórios, etc...



CoreLine Proyector gen3 Branco



CoreLine Proyector gen3 Preto





Detalhes do produto




CoreLine Proyector gen3

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | 355° | IP20 | IK03 | GLOW WIRE 650°C

Projectores com tecnologia LED e óticas de brilho reduzido para iluminação de acentuação em todo o tipo de aplicações de interior. Instalação em calha universal de 3 ligações. Disponível em dois acabamentos, branco ou preto, e duas óticas de 25 e 38 graus, assim como uma qualidade de luz alta de 3000 K e 4000 K.



Família	CoreLine Projector gen3
Versões	**ST151T –** Montagem em calha 3C
Material	Corpo: alumínio Ótica: policarbonato
Fonte de luz	Módulo CoB. Não substituível.
Fluxo sistema de família	3000 lm
Consumo sistema de família	30 W
Óticas e difusores	Lente com feixe de 25° ou 38° de difusão de feixe
Eficiência do sistema da família	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>90
Índice cromático	<4 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da luminária

Fator de potência	0,9
Possibilidade de regulação	NÃO
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco ou preto
IP	20
IK	03
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	5% a 50 000 h
Vida útil	50 000 h L70 a 25 °C
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	0,74 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Em calha universal 3C
Outras opções – a pedido	Este Projector não possui opções.



CoreLine Proyector gen3

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L70 | Não Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Ótica de 25°					
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	30	3000	3000	95,37
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	27	3000	4000	95,37
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	30	3000	3000	95,37
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	27	3000	4000	95,37
Ótica de 38°					
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	30	3000	3000	95,37
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	27	3000	4000	95,37
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	30	3000	3000	95,37
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	27	3000	4000	95,37
Acessórios					
Base para montagem em superfície					
07462699	ZRS750 3C BA BK (GA70-2)				35,00
07418399	ZRS750 3C BA GR (GA70-1)				35,00
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)				35,00

StoreFlow

PHILIPS

Nos últimos anos, o comércio de retalho transitou de uma iluminação geralmente linear (tipicamente em calhas) para uma iluminação com um maior caráter de acentuação. Em algumas lojas, até é possível observar apenas projectores nos corredores.

Esta nova solução oferece um contraste, com projectores, por exemplo, entre a iluminação das ilhas de produtos e os corredores, mas com uma maior eficiência e distribuição da luz e um índice de encandeamento muito reduzido.

Além disso, este novo conceito de iluminação vem acompanhado de um design diferenciador e único. A forma do refletor define o design diferenciador da forma desta luminária.







StoreFlow
Branco



StoreFlow
Preto



StoreFlow
Prata

Benefícios

- Con la nueva Ótica del StoreFlow se consigue una distribución lumínica eficiente, sin exceso de luz en el suelo.
- Las estanterías se iluminan más intensamente a la altura de los ojos y tienen una caida de iluminación vertical muy suave con buena iluminación desde la parte superior a la inferior.
- El riesgo de deslumbramiento se reduce al mínimo, con muy pocas posibilidades de quedar cegado por la Fonte de luz, gracias a la configuración de la Ótica indirecta.
- Esta suave transición de iluminaciones evita sombras en la parte superior del estante a la vez que tenemos una instalación económica y eficiente energéticamente.

Características

- Material carcasa aluminio fundido y carcasa de policarbonato.
- Larga vida útil 50.000 hrs L80.
- Eficiencia por encima de los 120lm/W.
- Rotación 350° y posibilidad de inclinar los focos individualmente (-15° a +15°).
- Disponible en versión para iluminación conectada (Interact Ready)

Aplicações

- Tensão de linha y grandes comercios.
- Tiendas de formato urbano, tiendas Express, establecimientos de proximidad.

Detalhes do produto














StoreFlow


Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +40°C –20°C mín.

Projectores com tecnologia LED e óticas de brilho reduzido para iluminação de acentuação em todos os tipos de aplicações de interior. Instalação em calha universal de 3 circuitos. Disponível em dois acabamentos, branco ou preto; alta qualidade de luz a 3000 K e 4000 K.



ST761T



ST762T







StoreFlow

Informação técnica

Família	Philips StoreFlow
Versões	**ST761T –** Um foco **ST762T –** Dois focos
Material	Carcaça: alumínio fundido Cobertura: policarbonato biológico
Fonte de luz	Módulo CoB substituível.
Fluxo sistema de família	3000 lm até los 5000 lm por foco
Consumo sistema de família	de 23 W a 39 W por foco
Óticas e difusores	Rotação de 340°. Inclinação +- 15°
Eficiência do sistema da família	> 120 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 3500K, 4000 K
Índice de restituição cromática	> 80 & > 90
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da luminária WIA (Interact Ready)
Fator de potência	0,90

Possibilidade de regulação	SIM. PSD (Dali) & WIA (Interact Ready)
Configurações de controlo disponíveis	SIM. Compatível com Interact Ready.
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco, prata ou preto
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% en 50.000h
Vida útil	50 000h L80 (a 25°C)
Temperatura de funcionamento	-20°C a +40°C
Peso	0,8 Kg um foco a 1,8 Kg dois focos
Instalação (tipo de montagem)	Em calha universal 3C
Outras opções a pedido	Configurador: **ST760ti**

StoreSet Evo

PHILIPS



Para os retalhistas, é fundamental que a imagem da sua loja se distinga da concorrência, sendo também fundamental aumentar a flexibilidade das instalações. Com esta nova proposta StoreSet Evo, a iluminação geral de uma loja passa a ser uma solução não linear, que ajuda a criar contrastes sugestivos e a melhorar o ambiente geral da loja.

Por sua vez, esta solução de luminárias não lineares que se instalam sobre calhas eletrificadas pode combinar-se com Projectores e mover-se facilmente para se adaptar às modificações de uma loja.





ST515T
Montagem em calha 3C



ST515S
Montagem em calha
Maxos fusion



RC51x
Montagem encastrada

A StoreSet Evo é a solução não linear de montagem em calha (3C ou Maxos fusion) para iluminação geral de lojas.

Benefícios

- Ambiente de loja personalizado com luminárias de alto fluxo e posicionamento flexível que se adapta a qualquer disposição da loja.
- Excelente qualidade de luz combinada com alta eficiência e uma ampla gama de óticas.
- Solução com vista ao futuro, uma vez que incorpora tecnologias como o Indoor Positioning (posicionamento em interior).

Características

- Vários tipos de montagens: Calha Maxos Fusion, Calha 3C ou versões encastradas.
- Ampla gama de feixes e óticas disponíveis; DA25, DA35, WB, DA45, MB, A20.
- Solução eficiente de até 172 lm/W.
- Facilidade de instalação, luminária leve que inclui conectores rápidos.
- Opções com regulação DALI, drivers compatíveis com CLO (constant light output, saída de luz constante), NFC ou Indoor Positioning.

Detalhes do produto











StoreSet Evo


Informação técnica



O StoreSet é um novo formato de painel LED para iluminação geral para montagem em calha em 3 circuitos (3C), calha Maxos fusion ou encastrada.
O StoreSet é adequado a iluminação geral ou varrimento de paredes em aplicações de retalho como alternativa às soluções lineares mais habituais.
O StoreSet é um sistema muito eficiente, de até 172lm/W em sua versão XA e com grande flexibilidade, graças ao seu sistema de montagem e à grande variedade de pacotes lumínicos e de óticas. O StoreSet está preparado para o futuro, uma vez que pode ser equipado com a mais recente tecnologia (PSD, WIA, Indoor Positioning...).









StoreSet Evo

Informação técnica

Família	Philips StoreSet Evo ST515
Versões	**SM515T** (Montagem em calha 3C) **SM515S** (Montagem em calha Maxos fusion) **RC516B** (Montagem encastrada 600 mm) **RC517B** (Montagem encastrada 625 mm)
Material	Corpo de policarbonato e lentes de metacrilato
Fonte de luz	Módulo LED. Substituível.
Fluxo sistema de família	De 6700 até 9400 lm
Consumo sistema de família	De 38,5 W até 74 W
Óticas e difusores	DA25N, DA25W, DA35W, WB, MB, DA45W, A20, WB-OC
Eficiência do sistema da família	- Versão standard de 124 até 143 lm/W. - Versão XA até 172 lm/W. - Versão HE até 171 lm/W.
Temperatura de cor	3000K, 3500K, 4000K (XA solo 830 e 840)
Índice de restituição cromática	>80 o >90 consoante as versões
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230-240 V / 50-60 Hz
Controlador (integrado)	- Controlador fixo Xitanium de 75 W e 100 W iXt - Controlador DALI Xitanium TD CL de 75 W e 150W iXt. - Controlador WIA (Não SM515S nem RC5 & só HE e XA)

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD) e WIA (Interact ready), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI VLC (todas as versões de Storeset estão preparadas para a incorporação nos sistemas de Indoor Positioning)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003) WH, cinzento (RAL 9006) GR, preto (RAL 9004) BK.
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000h
Vida útil	50 000h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	De 2,2 kg a 3 kg
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI) ou Bloco de terminais para Maxos Fusion. Também montagem encastrada.
Outras opções a pedido	Sim - Configurador **SM515Ti**

StoreSet Linear

PHILIPS



StoreSet Linear é uma luminária linear muito flexível para sistemas de calhas de lojas que oferece uma excelente qualidade de luz, além de proporcionar uma instalação de iluminação atualizável preparada para o futuro. Para aplicações no Retalho, como supermercados e pequeno comércio, os painéis lineares podem ser combinados com uma grande variedade de focos do nosso portefólio e podem ser integrados facilmente no sistema de calhas existente.



StoreSet é a solução linear de montagem em calha 3C para iluminação geral de lojas.

Benefícios

- Ambiente de loja personalizado com luminárias de alto fluxo e posicionamento flexível que se adapta a qualquer disposição da loja.
- Excelente qualidade de luz combinada com alta eficiência e uma ampla gama de óticas.
- Solução com vista ao futuro, uma vez que incorpora tecnologias como o Indoor Positioning.

Características

- Tipo de montagem: calha 3C.
- Ampla gama de feixes e óticas disponíveis: DA25, DA35, DA45 WB, A20.
- Solução eficiente até 150 lm/W.
- Facilidade de instalação, luminária leve que inclui conectores rápidos.
- Opções com regulação DALI, WIA, controladores compatíveis com CLO (constant light output – saída de luz constante), NFC ou Indoor Positioning.

Aplicações

- Supermercados e grandes superfícies comerciais
- Postos de abastecimento de combustível e lojas de conveniência
- Estabelecimentos comerciais
- Lojas urbanas, lojas express, estabelecimentos de proximidade.



SM504T
Prata



SM504T
Branco



SM504T
Preto

Detalhes do produto











StoreSet Linear

Informação técnica

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP20 | IK02 | LIFE L80B50 50K h | máx. +40°C +10°C mín.

StoreSet Linear é um novo formato de painel StoreSet LED para iluminação geral de montagem em calha de 3 circuitos (3C). O StoreSet é adequado para iluminação geral ou varrimento de paredes em aplicações do Retalho como alternativa às soluções não lineares. O StoreSet Linear é um sistema muito eficiente, de até 161 lm/W na versão XA, e muito flexível graças ao sistema de montagem e à grande variedade de pacotes lumínicos e de óticas. O StoreSet Linear está preparado para o futuro, uma vez que pode ser equipado com a mais recente tecnologia (PSD, WIA, Indoor Positioning...).











StoreSet Linear

Informação técnica

Família	Philips StoreSet ST504T
Versões	**SM504T** (Montagem em calha 3C)
Material	Corpo de policarbonato e lentes de metacrilato
Fonte de luz	Módulo LED LBA SlimP. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 6100 até 9000 lm
Consumo sistema de família	De 41 W até 63 W
Óticas e difusores	DA25N, DA25W, DA35W, WB, DA45, A20
Eficiência do sistema da família	De 120 lm/W até 150 lm/W Versão XA
Temperatura de cor	3000 K, 3500 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>80 ou >90 consoante as versões
Índice cromático	<3 SDCM
Tensão de linha	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Controlador (integrado)	- Controlador fixo Xitanium de 75 W e 100 W iXt - Controlador DALI Xitanium TD CL de 75 W e 150 W iXt.
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD) e versões WIA para Interact Ready. Versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DIA VLC preparadas para a incorporação nos sistemas de Indoor Positioning 61S & 66S. WIA para iluminação inteligente 66S, 80S,90S
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco (RAL 9003) WH, cinzento (RAL 9006) GR, preto (RAL 9004) BK.
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5 % em 50 000h
Vida útil	50 000 h L80 (a 25 °C) 50 000 h L90 (XA versões)
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Peso	De 1,74 Kg a 2,2 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Bloco de terminais de calha (3C para calha fixa ou 5C6 para calha DALI)
Outras opções a pedido	Sim – Configurador **SM504Ti**.

Calhas 3C

PHILIPS

O sistema de calhas de 3 ligações é constituído por um perfil de alumínio de 1, 2, 3 ou 4 m com quatro condutores elétricos. Permite criar facilmente a configuração pretendida: horizontal ou vertical, fixa ou encastrada no teto, na parede ou em painéis independentes. O sistema também se pode instalar de forma suspensa, utilizando varetas/cabos de suspensão e tampas decorativas. Todas as luminárias têm a sua própria alimentação independente e podem ser comutadas com o circuito pretendido (3 circuitos).

As luminárias deslocam-se e orientam-se facilmente para alterar a iluminação consoante a apresentação dos produtos. Desta forma, é possível criar um sistema de calhas multifunções, válido tanto para iluminação de acentuação como para suspensão de outros elementos decorativos ou material publicitário. Está igualmente disponível uma série de acessórios: blocos de terminais de junção, alimentadores e acessórios de montagem que garantem a ligação elétrica e mecânica.







Benefícios

- Sistema flexível de calhas trifásicas para uso profissional que permite criar uma grande variedade de configurações e formas.
- Todas as luminárias têm um seletor de fase e desconexão que permite modificar facilmente a atmosfera do estabelecimento.
- A estrutura de calhas pode ser suspensa através de cabos de aço.

Aplicações

- Sector do retalho
- Iluminação arquitetural de interior



Calha para montagem em superfície ou suspensa

RCS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m



CoreLine Aplique All in WL140V + Acessório WL140Z


RBS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m




Calhas 3C

Informação técnica

Calha universal, para instalação de luminárias de montagem em calha a 230 V (luminárias comutadas seletivamente por fase ou por circuito). Três ligações independentes de 250 VA, 16 A ou 3700 W (potência absorvida total). Também é possível a ligação de alimentação trifásica (230 V–400 V 16 A), sendo compatível com 11,1 kW. Versões DALI para maior flexibilidade na instalação de iluminação (+DA/–DA 2 x 1 A/50 V FELV CA).



Calha para montagem saliente ou suspensa



Calha 3C para montagem encastrada







Calhas 3C

Informação técnica

Família	Calha Universal 3C ou 5C6 (DALI) RCS750 (saliente), RBS750 (para encastrar)
Versões	- **Calha para montagem em superfície ou suspensa**: RCS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m - **Calha para montagem no solo**: RBS750 3C ou 5C6 (DALI) de 1, 2, 3, 4 m
Material	Alumínio extrudido
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH, Preto BK ou alumínio natural ALU
IP	30

Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Temperatura de funcionamento	+10 °C a 40 °C
Instalação (tipo de montagem)	As calhas são fornecidas com orifícios para fixação (espaçamento de 1000 mm, carga máx. 5 x 5 Kg, binário de 2,5 Nm).
Acessórios	Acessórios de montagem (ver página 646) Acessórios de ligação elétrica (ver página 647)








Acessórios de montagem de Calhas 3C

Informação técnica

A calha universal pode ser montada de forma fácil e rápida e confere uma grande flexibilidade para montagem em diversos formatos, superfícies ou disposições. Disponível uma vasta gama de acessórios para adaptar-se a qualquer tipo de instalação.







L mm	a mm	b mm	c mm	d mm
1000	250	-	-	-
2000	250	1000	-	-
3000	250	-	1000	1000
4000	250	-	1500	1000



Base para montagem



Tampa final da calha



Tampa de bloqueio total




Roseta de teto





Grampos para fixação no teto, na parede ou para suspensão





Cabo de suspensão de 1,5, 3 e 5 m



Ferramenta de dobragem de cabos em calhas


Família	Acessórios de calha ZRS700 ou ZRS750
Cor/acabamento	Branco WH, Preto BK ou alumínio natural ALU
Marca ENEC	Sim
Outras opções a pedido	Sim





Acessórios de ligação elétrica para Calhas 3C

Informação técnica

Acessórios para tensão de linha ou interligação elétrica das calhas, formando linhas ou estruturas.









Alimentador central ou de extremidade (direito -R- ou esquerdo -L-)


Blocos de terminais em linha (interno)

Blocos de terminais em L, T, X, flexíveis (0° a 360°) ou ajustáveis (de 60° a 300°). Versões direitas (R) ou esquerdas (L) consoante a polaridade da calha



Blocos de terminais para derivação de tensão

Família	Acessórios de calha ZRS700 ou ZRS750
Versões	Acessórios para Calha 3C Acessórios para Calha DALI 5C6
Material	Plástico e alumínio
Cor/acabamento	Branco WH, Preto BK ou alumínio natural ALU
IP	30
Marca EC	Sim
Marca ENEC	Sim



Polaridade: todos os componentes da calha têm polaridade (identificável através da aleta na calha). É necessário ter este facto em consideração para que exista continuidade elétrica em toda a estrutura.

Compatibilidade entre as calhas e os adaptadores utilizados nas luminárias Philips para montagem em Calha: as luminárias com adaptador GA69 (Não Dali) podem funcionar (ligação-desconexão) tanto em calhas Dali como em calhas não Dali (RCS750/RBS750 3C e 5C6). As luminárias com adaptador DALI (GAC600) apenas funcionarão (ON-OFF e regulação) em calhas DALI (RCS750/RBS750 5C6).



Calhas 3C

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Calha de 3 circuitos		
Montagem em superfície		
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	42,42
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	42,42
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	42,42
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	77,97
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	77,97
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	77,97
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	105,48
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	105,48
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	105,48
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	141,04
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	141,04
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	141,04
Montagem encastrada		
07436799	RBS750 3C L1000 ALU (XTSF4100-1)	56,19
07437499	RBS750 3C L1000 BK (XTSF4100-2)	56,19
07438199	RBS750 3C L1000 WH (XTSF4100-3)	56,19
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	110,07
07439899	RBS750 3C L2000 BK (XTSF4200-2)	110,07
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	110,07
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	165,11
07440499	RBS750 3C L3000 BK (XTSF4300-2)	165,11
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	165,11
07441199	RBS750 3C L4000 ALU (XTSF4400-1)	225,88
07442899	RBS750 3C L4000 BK (XTSF4400-2)	225,88
07443599	RBS750 3C L4000 WH (XTSF4400-3)	225,88
Calha de 3 circuitos DALI		
Montagem em superfície		
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	61,92
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	61,92
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	61,92
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	116,95
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	116,95
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	116,95
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	143,33
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	154,79
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	154,79
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	201,80
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	201,80
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	201,80



Calhas 3C

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Montagem encastrada		
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	66,51
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	66,51
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	66,51
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	120,39
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	120,39
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	120,39
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	171,99
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	171,99
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	171,99
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	222,44
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	222,44
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	222,44
Acessórios para ligação elétrica de calhas		
Alimentador de extremidade		
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	20,64
07392699	ZRS750 EPSL GR (XTS12-1+41-1)	20,64
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	20,64
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	20,64
07391999	ZRS750 EPSR GR (XTS11-1+41-1)	20,64
38114599	ZRS750 EPSR WH (XTS11-3+41-3)	20,64
Alimentador central		
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	38,99
07393399	ZRS750 CPS GR (XTS14-1)	38,99
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	38,99
Bloco de terminais 90° (externo)		
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	48,15
07403999	ZRS750 CCPE GR (XTS35-1)	48,15
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	48,15
Bloco de terminais 90° (interno)		
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	48,15
07402299	ZRS750 CCPI GR (XTS34-1)	48,15
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	48,15
Bloco de terminais em cotovelo flexível		
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	81,41
07395799	ZRS750 CPF GR (XTS23-1)	81,41
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	81,41



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Blocos de terminais com derivação Shucko			
	79130899	ZRS750 SCHUKO ADP BK (XTSA 67S-3)	71,09
	79129299	ZRS750 SCHUKO ADP WH (XTSA 67S-3)	71,09
Adaptador de derivação de corrente			
	38512599	ZRS750 3C AD3P BK (XTSA67-2)	27,52
	38514999	ZRS750 3C AD3P GR (XTSA67-1)	27,52
	81374599	ZRS750 3C AD3P WH (XTSA67-3)	27,52
Acessório para montagem **Grampo para fixação no teto**			
	14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	5,73
	07419099	ZRS700 SCP BK SUSP CLAMP (SKB12-2)	5,73
	14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	5,73
Grampo para montagem suspensa			
	32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	5,73
	07420699	ZRS700 SPC BK SUSP CLAMP (SKB16-2)	5,73
	06713099	ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3)	5,73
Grampo longo para montagem suspensa			
	32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	14,91
	06619599	ZRS700 SPCL BK SUSP CLAMP L (SKB18-2)	13,76
	06715499	ZRS700 SPCL WH SUSP CLAMP L (SKB18-3)	13,76
Grampo para montagem na parede			
	37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	9,18
Grampo para montagem T-BAR			
	07460299	ZRS700 T-BAR SUSP WH (SKB11T-3)	13,76
	07461999	ZRS700 T-BAR SUSPALU (SKB11T-1)	13,76
Base para montagem			
	07462699	ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	30,87
	07418399	ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	30,87
	14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	30,87



Calhas 3C

Tabela de preços

	EOC	Descrição	Preço [€]
Cabo de aço	de 1,5 m		
	14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	10,32
	de 3 m		
	07432999	ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M)	14,91
	de 5 m		
	06785799	ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M)	20,64
Cabo de aço de 1,5 m com ajuste			
	06760499	ZRS700 CL LOOP SUSP L1500 (SPW65-1)	9,18
Kit para montagem suspensa (3 m)			
	07469599	ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M)	25,22
Roseta de teto			
	06710999	ZRS700 SMC BK SUSP CAP (SKB30-2)	5,73
	07430599	ZRS700 SMC GR SUSP CAP (SKB30-1)	5,73
	14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	5,73
Tampa final			
	14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	4,59
	07417699	ZRS750 EP GR (XTS41-1)	4,59
	38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	4,59
Tampa de calha			
	07347699	ZRS750 CS BK (XTSP11-2)	7,37
	14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	7,37

Maxos Fusion

PHILIPS

O Maxos fusion é um sistema de calhas LED adaptável que oferece uma qualidade de luz excelente com poupanças de energia superiores a 50% em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, existe uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de Projectores que se integram de forma fácil e simples na calha. Para aplicações industriais, o objetivo é a redução de custos de instalação e de manutenção através do uso de menos painéis lineares. Com calhas de até 13 condutores, a liberdade de poder colocar as luminárias nos locais necessários e a possibilidade de integração de produtos e serviços de outros fornecedores, o sistema Maxos fusion permite reduzir a instalação de teto. Também é fácil reconfigurar a instalação de iluminação para adaptação a futuras alterações no design. A infraestrutura está preparada para a integração de sensores de recolha de dados, os quais permitem utilizar informações detalhadas muito valiosas para qualquer negócio.





O Maxos fusion é um sistema de calhas LED adaptável que oferece uma qualidade de luz excelente com poupanças de energia superiores a 50% em comparação com as lâmpadas fluorescentes.

Benefícios

- Liberdade de poder colocar as luminárias nos locais necessários.
- Família de luminárias e Projectores que se integram de forma fácil e simples na calha para adaptar a iluminação em diversas aplicações.
- Calhas de até 13 condutores que permitem colocar as luminárias nos locais necessários e dão a possibilidade de integração de produtos e serviços de outros fornecedores.

Características

- Unidades elétricas LED IP20 e IP54 de L = 1,15 m e L = 2,3 m
- Calhas IP20 de 7, 9 e 13 condutores de L = 1,15 m, L = 2,3 m e L = 4,6 m
- Calhas IP54 de 7, 9 e 13 condutores de L = 2,3 m e L = 4,6 m

Aplicações

- Alimentação (retalho)
- Salas/áreas industriais
- Armazéns de mercadorias/centros de distribuição



Maxos Fusion branco



Maxos Fusion cinzento



Maxos Fusion preto



Calha de 7 condutores

Calha de 9 condutores

Calha de 13 condutores



LL500E IA4 WH Gen2
Sensor de movimento SNS210 (alturas baixas)



LL500E H4 Gen2 WH
Sensor de movimento SNH210 para Interact Pro System (grandes alturas)



LL500E IA4 WH Gen2
Sensor de movimento Interact MPS DALI (luminárias com driver DALI)



Versões PCO



Versões IP54




Maxos Fusion


Informação técnica

CE			220V 240V	50Hz 60Hz
LEDs	IP20	IP54	IK02	máx. +35°C −20°C mín.

Sistema linear de iluminação, constituído por calhas eletrificadas e unidades elétricas LED, que oferece uma qualidade de luz excelente com poupanças de energia superiores a 50% em comparação com os tubos fluorescentes.
- Unidades elétricas LED: **LL500X**: unidade elétrica Maxos fusion IP20, **LL600X**: unidade elétrica Maxos Fusion IP54
- Calhas: **LL500T**: calhas Maxos Fusion IP20, **LL600T**: calhas Maxos Fusion IP54
- Estão disponíveis versões Xtreme (XT) com vida útil de até 100 mil horas
- Estão também disponíveis versões Extra (XA) com alta eficiência



Unidades elétricas LED IP20



Unidades elétricas LED IP54

Calha de 7, 9 e 13 condutores





Maxos Fusion

Informação técnica


CE			220V 240V	50Hz 60Hz
LEDs	IP20	IP54	IK02	máx. +35°C -20°C mín.

Família	Philips Maxos fusion
Versões	• **Unidades elétricas LED:** LL512X: unidade elétrica Maxos Fusion C=1,15 m LL523X: unidade elétrica Maxos Fusion C=2,30 m LL612X: unidade elétrica Maxos Fusion IP54 C= 1,257 m LL623X: unidade elétrica Maxos Fusion IP54 C=2,395 m • **Calhas:** LL512T: calha C=1,15 m LL523T: calha C=2,3 m LL546T calha C=4,6 m LL623T: calha IP54 C=2,3 m LL646T: calha IP54 C=4,6 m Versões de calhas de 7, 9 e 13 condutores
Material	Corpo de alumínio e lentes de PMMA
Fluxo sistema de família	LED31S: 3100 lm (C=1,15 m) LED50S: 5000 lm (C=1,15 m) LED61S: 6150 lm (C=1,15 m) LED62S: 6200 lm (C=2,30 m) LED100S: 10 000 lm (C=2,30) LED123S: 12 300 lm (C=2,30 m) LED160S: 16 000 lm (C=2,3 m)
Consumo sistema de família	LED31S: 21 W LED50S: 36 W LED61S: 45 W LED62S: 41 W LED100S: 71 W LED123S: 89 W LED160S: 127 W
Óticas e difusores	11 óticas disponíveis: NB, XNB, MB, WB, DA45W, DA35W, DA25W, DA25N, A20, PCO (policarbonato opalino) e WB-OC (UGR<19)
Eficiência do sistema da família	Até 150 lm/W (consoante as versões)
Temperatura de cor	3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	80 e 90 (IRC 940 e PW930)
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	Versões com regulação DALI (PSD) e PSD-CLO (DALI e Constant Light Output) Versões PSED (compatível com tensão contínua CC) e PSED-CLO (compatível com tensão contínua CC e Constant Light Output) Versões com Visible Light Communication (VLC) Versões para Interact Pro System (SIA,SEIA)

Configurações de controlo disponíveis	DALI, CLO, VLC, Warehouse System, Interact Pro System
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Prata (RAL9006), negro (RAL9004)
IP	20/54 (consoante as versões)
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	<5% em 50 000 horas
Vida útil	Versões standard: L95 50 000 h e L85 100 000 h (exceto LED160S: L80 50 000 h Versões HE e XA: L95 @50 000 h e L85@100 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	de 1,35 Kg a 4,8 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios	Acessórios para tensão de linha, montagem em calha, união entre calhas e tampas de bloqueio total (ver acessórios Maxos fusion na página 658) Cada linha de luz requer Kit inicial (Ver acessórios para Maxos fusion)
Outras opções a pedido	Disponíveis versões com emergência autónoma de 1 e 3 horas Disponíveis versões GreenWarehouse (regulação através de deteção de presença) Disponíveis versões VLC (Visible Light Communication) para funcionamento com tecnologia Philips Indoor Positioning Versões Extreme (vida útil de 100 mil horas L70) mediante pedido Versões Extra (XA) de alta eficiência mediante pedido Versões especiais, outros RAL, etc., a pedido
Informações adicionais	Família configurável: **LL500Xi** Mais informações nas Instruções de montagem: - Gama de temperatura de funcionamento - Nº máximo de luminárias por MCB

Maxos Fusion

Visão geral da gama



IP20/54

Drivers
- **PSD** – DALI dimming
- **PSED – PSD** for EL (DC-compatible)
- **SIA** – InterAct/ Sensor ready wireless
- **SEIA** – InterAct SR wireless + DC EL
- **DIA** – DALI InterAct system ready
- **DEIA** – DALI InterAct central EL

Comprimento e tipo

Panel IP20:
- 1.15 m: LL512X
- 2.30 m: LL523X

Panel IP54:
- 1.15 m: LL612X
- 2.3 m: LL623X

Opções de cablagem
- 7 conductors
- 9 conductores
- 13 conductores

Eficacia
- **HE** – High Efficiency
- **XA** – Extra Efficiency
- **UE** – Ultra Efficiency

Embedded light controller
- CLO – Constant Light Output
- VLC – Visual Lighting Communication
- CLO-VLC

Óticas: OptiSuit
- **WB** – Wide beam
- **MB** – Medium beam
- **NB** – Narrow beam
- **DA45W** – Double asymmetrical, 45° wide
- **DA35W** – Double asymmetrical, 35° wide
- **DA25W** – Double asymmetrical, 25° wide
- **DA25N** – Double asymmetrical, 25° narrow
- **A20** – Asymmetrical 20°
- **XNB** – Extra narrow beam
- **PCO** – Polycarbonate cover opal
- **WB-OC** – UGR19 version

Temperatura de cor

CRI>80:
- 3000K
- 4000K

CRI>90:
- 3000K
- 4000K


Emergência
- ELP3 – TrustSight Pro (3h)
- ELD3 – TrustSight DALI (3h)
- ELW3 – TrustSight DALI (3h), Wireless InterAct connected

Pacotes de iluminação

Para 1,15m:
- 3100 lm
- 5000 lm
- 6150 lm
- 8000 lm

Para 2,30m:
- 6200 lm
- 10000 lm
- 12300 lm
- 16000 lm

Cor
- WH Branco (RAL9003)
- SI Cinza (RAL9006)
- BK Preto (RAL9004)



Acessórios e montagem

Acessórios de montagem e suspensão



Suspensão por correia (CB-CH)



Suspensão com passa-cabos (CDS)



Suspensão com cabo (MB-SW)



Montagem em superfície no teto (SMB)



Para tetos de perfil visto (PB)



Unidades de sensores



LL500E H4



LL550E IA4



H4 SR2DALI



Bluetooth beacon LL500E



LL550E MPL/ MPM/MPH

Acessórios adicionais



Calha 3C



Toma de corriente



Passa-cabos



Cabo de suspensão

Peças de união



Peça de união em T



Peça de união em L



Peça de união em X



Maxos fusion

Tabela de preços

3000/4000 | LED | 50.000h L95 | Regulável | VLC

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Calhas IP20 com 7 condutores					
42516399	LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	-	-	-	96,00
42518799	LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	-	-	-	135,00
42520099	LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	-	-	-	207,00
Calhas IP20 com 9 condutores					
42542299	LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	-	-	-	101,00
42538599	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	-	-	-	140,00
42539299	LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	-	-	-	224,00
Calhas IP20 com 13 condutores					
42517099	LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	-	-	-	118,00
42519499	LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	-	-	-	163,00
42521799	LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	-	-	-	263,00
Calhas IP54 com 7 condutores					
42534799	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	-	-	-	129,00
42536199	LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	-	-	-	197,00
Calhas IP54 com 9 condutores Novidade					
42547799	LL623T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	-	-	-	140,00
42548499	LL646T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	-	-	-	219,00
Calhas IP54 com 13 condutores Novidade					
42535499	LL623T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	-	-	-	152,00
42537899	LL646T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH	-	-	-	247,00



Acessórios para Calhas Maxos Fusion

Informação técnica

CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IP54 | IK02 | máx. +35°C -20°C mín.

Acessórios para tensão de linha ou ligação



LL500Z 2xEP CU
Kit inicial. Contém bloco de terminais de tensão de linha de rede e 2 tampas finais para calha



LL500Z CM L400
Unidade de ligação intermédia de 400 mm. Inclui 2 blocos de terminais de tensão de linha de rede, 2 tampas finais de calha, uma peça de união interna e uma tampa de bloqueio total



LL500Z CPX
Peça de união em X



LL500Z CPL
Peça de união em L



LL500Z CPT
Peça de união em T



LL500Z 3C
Integración de calha 3C



LL500Z BA
Adaptador para dispositivos de terceiros



LL500Z MOD-FR
Adaptador para tomada de corrente

Acessórios para montagem suspensa ou em superfície



LL500Z SMB
Suporte para montagem em superfície



LL500Z MB-SW
Suporte para montagem suspensa através de cabo de suspensão de 2 mm de secção (cabo não incluído)



LL500Z PB
Suporte para montagem em tetos de perfil em T



LL500Z MB-SW2 L3000/L5000
Suporte para montagem suspensa com cabo de 2 mm de secção e 3000 mm / 5000 mm de comprimento incluído



LL500Z CB-CH
Suporte para montagem suspensa ajustável por correia



LL500Z SW2 L1250/ L3000/L5000
Cabo de suspensão de 1250 mm/3000 mm/ 5000 mm

Tampas de bloqueio total e passa-cabos



LL500Z BC
Tampa de bloqueio total IP20



LL500Z SPA-CD
Guia externa para cabos (parte superior da calha)



LL512Z/LL523Z/LL546Z CD
Canal superior passa-cabos (calha vazia sem cablagem) com comprimento de 1,15 m/2,30 m/4,60 m





LL500Z CDS
Suporte para montagem suspensa de calha + canal superior passa-cabos

LL546Z CD + LL500Z CDS
Canal superior passa-cabos (calha vazia sem cablagem) com comprimento de 4,6 m + Suporte para montagem suspensa de calha + canal superior passa-cabos

Acessórios InterAct Pro e Indoor Navigation



LL500E H4 Gen2 WH
Sensor de movimento SNH210 para Interact Pro System (grandes alturas)



LL500E IA4 WH Gen2
Sensor de movimiento SNS210 para interact Pro System (alturas baixas)



LL500E BLE
Bluetooth beacon



LL500E MPL/MPM/MPH
Unidade de sensor MPS DALI para luminárias com driver DALI



Acessórios para Calhas Maxos Fusion

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios para tensão de linha ou ligação		
910925869480	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	34,00
910925869483	LL500Z CM L400 Gen2 WH	60,00
910925869578	LL500Z 3C Gen2 WH	275,00
910925865356	LL500Z BA WH	56,00
910925865361	LL500Z MOD-FR WH	91,00
Peças de ligação de calha em L, X, T		
910925869490	LL500Z CPX Gen2 WH	292,00
910925869493	LL500Z CPL Gen2 WH	224,00
910925869496	LL500Z CPT Gen2 WH	224,00
Acessórios para montagem suspensa ou em superfície		
37448199	LL500Z SMB WH	14,00
37451199	LL500Z MB-SW WH	20,00
37454299	LL500Z PB WH	21,00
910925869386	LL500Z MB-SW2 L3000 WH	23,00
37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	34,00
37460399	LL500Z CB-CH WH	21,00
37476499	LL500Z SW2 L1250	16,00
37477199	LL500Z SW2 L3000	19,00
37478899	LL500Z SW2 L5000	23,00
Tampas e passa-cabos		
38354400	LL500Z BC L2300 WH	21,00
98951799	LL500Z BC L1150 WH	15,00
98954899	LL500Z BC L570 WH	13,00
98957999	LL500Z BC L285 WH	15,00
98950099	LL600Z BC L2180 WH	22,00
98949499	LL600Z BC L1090 WH	14,00
98948799	LL600Z BC L1040 WH	14,00
98947099	LL600Z BC L520 WH	13,00
37463499	LL500Z SPA-CD	21,00
37464199	LL512Z CD WH	34,00
37467299	LL523Z CD WH	40,00
37470299	LL546Z CD WH	47,00
37473399	LL500Z CDS WH	31,00
Unidade de sensor SNH210 Interact Pro (Driver SIA) – altura de instalação até 16m		
910925869489	LL500E H4 Gen2 WH	231,00
Unidade de sensor SNS210 Interact Pro (Driver SIA) – altura de instalação até 3m		
910925869358	LL500E IA4 Gen2 WH	153,00
Unidade de sensor SNH210 Interact Pro con DALI Extender (Driver DIA) – altura de instalação até 16m		
910925869780	LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH	331,00
Unidade de sensor SNH210 Interact Pro con DALI Extender (Driver DIA) – altura de instalação até 3m		
910925869781	LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	153,00
Unidades de sensor MPS DALI para Interact Pro System – Luminárias com driver DIA		
MPS3210/05 para alturas de montagem de 2,1 m a 6 m. Área máxima de deteção do sensor. (h:d): 1:5		
910925870979	LL500E MPL Gen2 WH	153,00
MPS3220/05 para alturas de montagem de 4m-12m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:2		
910925870980	LL500E MPM Gen2 WH	153,00
MPS3230/05 para alturas de montagem de 4m-16m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:1.1		
910925870981	LL500E MPH Gen2 WH	153,00

Maxos Unify Novidade

PHILIPS



Um sistema de calha LED adaptável que combina as vantagens comprovadas de uma calha elétrica, permitindo o posicionamento flexível de painéis lineares, o que oferece múltiplas combinações de fluxo luminoso/comprimento com lentes especialmente concebidas para direcionar a luz onde é necessária.

É uma solução que permite projetar novas instalações com um número ótimo de painéis lineares e também modernizar instalações antigas, atualizando a aplicação com as mais recentes possibilidades de iluminação — agora e no futuro.



Benefícios

- Substituição fácil das “antigas” unidades elétricas Maxos e TTX400 com significativa poupança de energia pelas versões UE.
- Atualização para sistemas Interact para poupanças adicionais.
- Infraestrutura de calha flexível com uma solução para todas as situações elétricas e muito mais.
- Desempenho fiável e duradouro em toda a gama

Características

- Oferta de painéis simplificada → 1,5 m e 2,25 m, construída sobre componentes modulares.
- Elevada eficiência até 200 lm/W nas versões para a UE..
- Manutenção lumínica L85 100.000 h em toda a gama.
- Unidades de sensores dedicadas para atualização para as propostas Interact

Aplicações

- Alimentação (retalho)
- Salas/áreas industriais
- Armazéns de mercadorias/centros de distribuição



Maxos Unify
Painel para calha branco



Maxos Unify
Painel para calha preto



Maxos Unify
Painel para calha branco

Detalhes do produto










Maxos Unify Novidade


Informação técnica

O Maxos Unify é um sistema de linhas de luz com 3 versões de painéis: painéis para novas instalações, painéis adaptáveis às calhas Maxos 4MX656, painéis adaptáveis à calha TTX400. Disponível em 5 pacotes lumínicos por comprimento.


LL551X




LL552X



LL553X / LL554X




Painéis Maxos Unify



LL551X / LL552X - Painel compatível com calhas Maxos Unify
LL553X - Painel compatível com calhas LED Maxos série 4MX656
LL554X - Painel compatível com calhas TTX400

	L (mm)
LL551X	1478
LL552X	2215
LL553X	1478
LL554X	1478

Calhas Maxos Unify



	L (mm)	7P kg	9P kg	13P kg
LL551T gen2	1478	2,2	2,2	2,2
LL552T gen2	2215	3,2	3,2	3,3
LL553T gen2	2956	4,3	4,3	4,4
LL554T gen2	4430	6,4	6,5	6,6



Maxos Unify Novidade


Informação técnica

Família	Maxos Unify
Versões	Versões de eficiência standard (até 180 lm/W) ou versões de ultra eficiência da UE (até 198 lm/W) LL551X/LL552X - painéis compatíveis com calhas Maxos Unify LL553X - painéis compatíveis com calhas Maxos 4MX656 LL554X - painel compatível com calhas TTX400
Material	Corpo de alumínio e lentes de PMMA
Fluxo sistema de família	LL551X, LL553X e LL554X (L=1478 mm): 40S (4000 lm) 55S (5500 lm) 66S (6600 lm) 80S (8000 lm) e 105S (10500 lm) LL552X (L=2215 mm): 62S (6200 lm) 84S (8400 lm) 100S (10000 lm) 123S (12300 lm) e 160S (16000 lm)
Consumo sistema de família	De 20,5 W até 96 W
Óticas e difusores	2 Óticas Standard: NB y WB
Eficiência do sistema da família	Até 200 lm/W (versões Ultra Eficacia)
Temperatura de cor	830,84
Tensão de linha	220V-240V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,95
Possibilidade de regulação	Sim. Versões com regulamentação DALI (DIA), DIA-VLC (Posicionamento Interno), DEIA (DIA para emergências centralizadas), SIA (Sistema Interativo) e SEIA (SIA para emergências centralizadas).
Configurações de controlo disponíveis	DIA (DALI-2), SIA (Driver Interact ready)
Classe elétrica	I

Cor/acabamento	Branco (RAL9003), Prateado (RAL9006), Preto (RAL9004)
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Sim
Taxa de falhas do controlador	5% em 50.000 horas, 10% em 10.000 horas
Vida útil	L85 @10Khrs; L95 @50Khrs.
Temperatura de funcionamento	-20°C a +35°C
Peso	De 1,35 Kg a 2,46 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios de montagem	Acessórios para fonte de alimentação, montagem em calha, tampas cegas (consulte os acessórios para Maxos Unify na página 634)
Outras opções a pedido	Estão disponíveis versões com alimentação de emergência autónoma de 3 horas. Estão disponíveis versões VLC (Comunicação por Luz Visível) para utilização com a tecnologia de posicionamento interno da Philips. Versões Interact (para iluminação ligada) também estão disponíveis. Versões especiais, outras cores RAL, etc., estão disponíveis por encomenda.
Informações adicionais	Família configurável: **LL550Xi** Mais informações nas instruções de montagem: - Consumo de energia para cada versão - Peso para cada versão - Gama de temperatura de operação - Número máximo de luminárias por MCB - Opções de montagem

Maxos Unify

Visão geral da gama



Acessórios e montagem


Calhas



Prateado


Preto


Branco

Calhas pré-cabladas (4MX656)


Calhas pré-cabladas com 5 condutores


Calhas pré-cabladas com 7 condutores e regulação ou emergência


Calhas pré-cabladas com 2x5 condutores para diferentes áreas ou emergências


Calhas pré-cabladas com 2x7 condutores para diferentes áreas ou emergências

Unidades de sensores


Bluetooth Beacon


Interact LL550E IA4


Interact MPS DALI LL550E MPL / MPM/MPH

Acessórios de montagem e suspensão (os mesmos que para o Maxos Fusion)


Suporte para montagem suspensa ajustável por correia (CB-CH)


Suspensão com passa-cabos (CDS)


Suporte para montagem suspensa com cabo (MB-SW)


Suporte para montagem em tetos de perfil visto (PB)


Suporte para montagem em superfície no teto (SMB)

Outros produtos


Passa-cabos


Cabo de suspensão

Maxos Unify Novidade

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000/6500 | LED | 50.000h L85 | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Calhas 7,9 e 13 fios L=1.478 mm cor branco		
910925870288	LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	107,00
910925870289	LL551T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	118,00
910925870290	LL551T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	129,00
Carris 7, 9 e 13, fios L=2.215 mm, cor branca		
910925870291	LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	135,00
910925870292	LL552T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	140,00
910925870293	LL552T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	157,00
Carris 7, 9 e 13 fios L=2.956 mm (2x1.478 mm) brancos		
910925870294	LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	152,00
910925870295	LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	168,00
910925870296	LL553T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	191,00
Carris 7, 9 e 13, fios L=4430 mm (2x2215 mm), cor branca		
910925870297	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	202,00
910925870298	LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH	219,00
910925870299	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH	253,00



Acessórios para Maxos Unify

Tabela de preços


EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios para tensão de linha ou ligação		
910925869480	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	34,00
910925869483	LL500Z CM L400 Gen2 WH	60,00
910925869578	LL500Z 3C Gen2 WH	275,00
910925865356	LL500Z BA WH	56,00
910925865361	LL500Z MOD-FR WH	91,00
Peças de ligação de calha em L, X, T		
910925869490	LL500Z CPX Gen2 WH	292,00
910925869493	LL500Z CPL Gen2 WH	224,00
910925869496	LL500Z CPT Gen2 WH	224,00



Acessórios para Maxos Unify

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios para montagem suspensa ou em superfície		
37448199	LL500Z SMB WH	14,00
37451199	LL500Z MB-SW WH	20,00
37454299	LL500Z PB WH	21,00
42501999	LL500Z MB-SW2 L3000 WH	23,00
37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	34,00
37460399	LL500Z CB-CH WH	21,00
37476499	LL500Z SW2 L1250	16,00
37477199	LL500Z SW2 L3000	19,00
37478899	LL500Z SW2 L5000	23,00
Tampas e passa-cabos		
910925870937	LL550Z BC L1478 BK	23,00
910925870936	LL550Z BC L1478 SI	23,00
910925870935	LL550Z BC L1478 WH	23,00
910925870940	LL550Z BC L2215 BK	34,00
910925870939	LL550Z BC L2215 SI	34,00
910925870938	LL550Z BC L2215 WH	34,00
Unidade de sensor SNH210 Interact Pro (Driver SIA) – altura de instalação até 16m		
910925869489	LL500E H4 Gen2 WH	231,00
Unidade de sensor SNS210 Interact Pro (Driver SIA) – altura de instalação até 3m		
910925869358	LL500E IA4 Gen2 WH	153,00
Unidade de sensor SNH210 Interact Pro con DALI Extender (Driver DIA) – altura de instalação até 16m		
910925869780	LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH	331,00
Unidade de sensor SNH210 Interact Pro con DALI Extender (Driver DIA) – altura de instalação até 3m		
910925869781	LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	258,00
Unidades de sensor MPS DALI para Interact Pro System – Luminárias com driver DIA Novidade		
MPS3210/05 para alturas de montagem de 2,1 m a 6 m. Área máxima de deteção do sensor. (h:d): 1:5		
910925870977	LL500E MPL Gen2 WH	258,00
MPS3220/05 para alturas de montagem de 4m–12m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:2		
910925870976	LL500E MPM Gen2 WH	258,00
MPS3230/05 para alturas de montagem de 4m–16m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:1.1		
910925870978	LL500E MPH Gen2 WH	258,00



Maxos LED Industry

PHILIPS



Os clientes dos setores industrial e retalhista procuram soluções de iluminação geral com uma amortização justificável e que cumpram todas as normas relevantes para aplicações em supermercados e ambientes industriais. Com um investimento limitado, o Maxos LED proporciona a melhor poupança de energia da sua classe, bem como altos níveis de iluminação com as temperaturas de cor e os níveis de encandeamento exigidos. O sistema minimalista Maxos LED é composto por quadros LED de potência média adaptáveis montados em calhas standard Maxos. Uma seleção de lentes que permite obter um feixe largo ou médio confere flexibilidade na distribuição de luz. Em comparação com uma instalação convencional com lâmpadas fluorescentes, esta solução LED de alta eficiência permite amortizar o investimento em menos de três anos. Esta apresenta ainda mais vantagens: a Maxos LED é uma solução preparada para futuras evoluções, graças à sua plataforma de motor LED atualizável.



Solução inovadora e flexível que proporciona os níveis lumínicos adequados a cada aplicação.

Benefícios

- Elevada poupança de energia
- Luz confortável, longa duração
- Compatível com o sistema de calhas Maxos TL5 e TLD

Características

- Unidades elétricas LED de média potência
- Eficiência de até 168 lm/W
- Unidades elétricas LED retrofit para calhas T5 e TL-D
- 6 óticas disponíveis: NB, WB, VWB, A20, DA20, DA35W
- Compatível com as nossas calhas standard Maxos e TTX400 para os comprimentos TL5 49 W e TL-D 58 W

Aplicações

- Indústria, armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Supermercados
- Salões de exposições



Maxos
Industry WH



Maxos
Industry SI



4MX850 491
Unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49W



4MX850 581
Unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TLD 58W



4MX400 491
Unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TL5 49W



4MX400 581
Unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TLD 58W




Maxos LED Industry


Informação técnica

IP20 | IK02 | 650°C


Unidades elétricas LED para combinar com sistemas de calhas de iluminação, para fins de substituição direta de iluminação convencional, com poupanças de energia de até 50% em comparação com os tubos fluorescentes.




Maxos LED industry 4MX850 491



Maxos LED industry 4MX850 581



Maxos LED industry 4MX400 491



Maxos LED industry 4MX400 581


Família	Philips Maxos LED Industry
Versões	- **4MX850 491**: unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49 W - **4MX850 581**: unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TLD 58 W - **4MX400 491**: unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TL5 49 W - **4MX400 581**: unidades elétricas retrofit para calhas TTX400 TLD 58 W
Material	Corpo de alumínio e lentes de PMMA
Fluxo sistema de família	LED40S: 4000 lm LED55S: 5500 lm LED66S: 6600 lm LED80S: 8000 lm
Consumo sistema de família	24 W (4000 lm, 4000 K) 32,5 W (5500 lm, 4000 K) 39 W (6600 lm, 4000 K) 48 W (8000 lm, 4000 K)
Óticas e difusores	6 óticas disponíveis: NB, WB, VWB, A20, DA20 e DA35W
Eficiência do sistema da família	Até 169 lm/W (consoante as versões)
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K (5000 K a pedido)
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões PSD-CLO (PSD com Constant Light Output) Versões com Visible Light Communication (VLC)
Configurações de controlo disponíveis	DALI
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 horas
Vida útil	L90 50 000 h e L80 100 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	de 1,765 Kg a 2,525 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios	Ver acessórios para Maxos TLD e TL5: acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.
Outras opções a pedido	Versões com emergência autónoma, temperatura de cor 5000 K, outros RAL, etc., a pedido
Informações adicionais	Família configurável: 4MX400i, 4MX850i Mais informações nas Instruções de montagem: - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB



Maxos LED Industry

Visão geral da gama



Comprimento
- Retrofit 1x49W TL5 (491)
- Retrofit 1x58W TLD (581)

Cor
- WH White (RAL9003)
- SI Silver (RAL9006)

Emergência
- ELB3 – TrustSight Basic (3h)
- ELP3 – TrustSight Pro (3h)
- ELD3 – TrustSight DALI (3h)
- ELW3 – TrustSight DALI (3h), Wireless InterAct

Pacotes de iluminação
- 4000 lm
- 5500 lm
- 6600 lm
- 8000 lm

Temperatura de cor & IRC
- 3000K, CRI80
- 4000K, CRI80
- 5000K, CRI80
- 6500K, CRI80

Óticas
- WB – Wide beam
- VWB – Very wide beam
- NB – Narrow beam
- DA35 – Double asymmetrical beam angle 35°
- DA20 – Double asymmetrical beam angle 20°
- A20 – Asymmetrical 20°
- O – Opal cover

Conector
C-2R – Connector with 2 additional wires for light regulation

Drivers
- PSD – DALI dimming
- SIA – InterAct/ Sensor ready wireless
- SIA-CLO – InterAct/ Sensor ready wireless with Constant Light Output
- DIA – DALI InterAct system ready
- DIA-CLO – DALI InterAct system ready with Constant Light Output (integr.)
- DIA-VLC – DALI InterAct system ready with Visual Lighting Communication

IP20



Maxos LED Performer

PHILIPS



Os clientes pretendem poupar energia e reduzir custos face à iluminação convencional com fluorescência. Ao mesmo tempo, são necessárias condições de iluminação excelentes: em ambientes industriais, para garantir a segurança e a produtividade; e, em ambientes de venda a retalho, para destacar os artigos e atrair os clientes. O Maxos LED Performer é uma solução muito flexível que oferece baixos consumos de energia e uma excelente iluminação com custos de investimento reduzidos.



Solução inovadora e flexível que proporciona os níveis lumínicos adequados a cada aplicação.

Benefícios

- Rápida amortização do investimento.
- Sistema ótico avançado com vários feixes de luz disponíveis.
- Sistema flexível de iluminação.

Características

- Baixo consumo energético em comparação com os tubos fluorescentes.
- Excelente distribuição luminosa nos planos horizontal e vertical.
- LED Philips de eficiência luminosa comprovada (Fortimo).
- Podem ser montados como instalação nova ou como retrofit em calha Maxos.

Aplicações

- Supermercados
- Armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Instalações de produção



4MX900 WH



4MX900 SI



4MX900 491
Unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49W

4MX900 581
Unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TLD 58W




Maxos LED Performer


Informação técnica

IP40

Unidades elétricas LED para combinar com sistemas de calhas de iluminação, para fins de substituição direta de iluminação convencional, com poupanças de energia de até 50% em comparação com os tubos fluorescentes.




Maxos LED Performer 4MX900 581



Maxos LED Performer 4MX900 491

Família	Philips Maxos LED Performer
Versões	- **4MX900 491**: unidades elétricas retrofit para calhas Maxos TL5 49 W - **4MX900 581**: unidades elétricas retrofit de calhas Maxos TLD 58 W
Material	Corpo de alumínio e lentes de PMMA (PC para versões com emergência)
Fluxo sistema de família	LED40S: 4000 lm LED50S: 5000 lm LED75S: 7500 lm
Consumo sistema de família	25,2 W (4000 lm, 4000 K) 32,2 W (5000 lm, 4000 K) 50,2 W (7500 lm, 4000 K)
Óticas e difusores	7 óticas disponíveis: NB, MB, WB, O, A30, DA20, DA30
Eficiência do sistema da família	Até 159 lm/W (consoante as versões)
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões PSD-CLO (PSD com Constant Light Output) Versões com Visible Light Communication (VLC)

Configurações de controlo disponíveis	DALI
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento
IP	40
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Sim
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	L90 50 000 h L80 100 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Peso	De 2,2 Kg a 3,3 Kg, consoante as versões
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície
Acessórios	Ver acessórios para Maxos TLD e TL5: acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.
Outras opções a pedido	Outras opções - a pedido
Informações adicionais	Família configurável: 4MX900i Mais informações nas Instruções de montagem: - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB



Maxos LED Performer

Família	Versão	Comprimento	Fluxo	T.Cor	Driver	Ótica	Emergência	Difusor	Conetor	Cor
4MX900 Maxos LED Performer	**4MX900** Versões standard **4MX933** Versões com emergência 3h	**491** Retrofit 1x49W TL5 **581** Retrofit 1x58W TLD	**LED40S** 4000lm **LED50S** 5000lm **LED60S** 6000lm **LED75S** 7500lm **LED90S** 9000lm	**830** 3000K, CRI>80 **840** 4000K, CRI>80	**PSU** Driver PSU **PSD** Driver DALI **PSD-CLO** Constant light output **PSD-VLC** Coded Light	**WB** Feixe largo **MB** Feixe médio **NB** Feixe estreito **DA30** Duplo assimétrico 30° **DA20** Duplo assimétrico 20° **A30** Assimétrico 30°	**ELP3** Emergência 3h Pro Vers 400lm **ELD3** Emergência 3h DALI Ver 400lm	**O** Difusor de opalino	**C-2R** Conector com 2 cabos adicionais para regulação	**WH** Branco (RAL 9003) **SI** Prata (RAL 9006)

Calhas Maxos TLD e TL5

PHILIPS

A calha tem duas finalidades: por um lado, proporciona às unidades elétricas um sistema de montagem sólido e, por outro, serve de alojamento aos cabos que alimentam com tensão de linha as unidades elétricas. Todas as calhas são fabricadas em aço galvanizado e lacadas a branco ou cinzento. São fornecidos em comprimentos para 1, 2 ou 3 unidades elétricas de 36 W e 58 W. A calha integra um cabo plano de 7 condutores para garantir uma cablagem segura e fiável, combinada com o seletor de fase e as unidades elétricas com blocos de terminais elétricos integrados. O cabo de 7 condutores é utilizado para integrar um sistema de regulação ou iluminação de emergência nas unidades elétricas equipadas com baterias autónomas de emergência.








Calhas Maxos TLD


Informação técnica

IP20


Calhas pré-cabladas para fluorescência ou tecnologia LED para iluminação geral em qualquer tipo de aplicação de interior.
As calhas estão disponíveis em comprimentos TLD especiais de 1, 2 e 3 unidades elétricas de 58 W.



Calha Maxos TLD 4MX056 581



Calha Maxos TLD 4MX056 583



Calha Maxos TLD 4MX056 582

Família	Philips Maxos TLD calhas
Versões	- **4MX056 581**: calha de 1530 mm de comprimento. Pode alojar até 1 unidade elétrica - **4MX056 582**: calha de 3060 mm de comprimento. Pode alojar até 2 unidades elétricas - **4MX056 583**: calha de 4590 mm de comprimento. Pode alojar até 3 unidades elétricas
Material	Aço galvanizado e lacado
Classe elétrica	I

Cor/acabamento	Branco e Cinzento
IP	20
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície em teto
Acessórios	Ver Acessórios Maxos (pág. 680): acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.




Calhas Maxos TL5


Informação técnica

IP20


Calhas pré-cabladas para fluorescência ou tecnologia LED para iluminação geral em qualquer tipo de aplicação de interior.
As calhas estão disponíveis em comprimentos TL5 especiais de 1, 2 e 3 unidades elétricas de 49 W (35/80 W).
- Versões de 5 e 7 condutores de 2,5 mm2 de secção.
- As calhas unem-se entre si através de peças de união (9MX056 CP ou 9MX056 CPI):
  9MX056 CP: cabo de ligação externo entre calhas, para montagem suspensa de calhas
  9MX056 CPI: cabo de ligação interno entre calhas, para montagem em superfície de calhas
- Disponibilidade de todo o tipo de peças de suspensão e acessórios (ver Acessórios Maxos)



Calha Maxos TL5 4MX656 491



Calha Maxos TL5 4MX656 493



Calha Maxos TL5 4MX656 492

Família	Philips Maxos TL5 calhas
Versões	- **4MX656 491**: calha de 1479 mm de comprimento. Pode alojar até 1 unidade elétrica - **4MX656 492**: calha de 2958 mm de comprimento. Pode alojar até 2 unidades elétricas - **4MX656 493**: calha de 4437 mm de comprimento. Pode alojar até 3 unidades elétricas
Material	Aço galvanizado e lacado
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco e Cinzento

IP	20
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa ou em superfície em teto
Acessórios	Ver Acessórios Maxos página 680: acessórios de montagem, tampas finais de calha, bloco de terminais de tensão de linha, cabo de ligação entre calhas, etc.



Calhas Maxos TLD

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Calhas pré-cabladas com 7 condutores de 2,5 mm2 de secção		
55341999	4MX056 581 7x2.5 WH	80,00
55120099	4MX056 582 7x2.5 WH	118,00
55121799	4MX056 583 7x2.5 WH	153,00
53685699	4MX056 581 7x2.5 SI	80,00
53686399	4MX056 582 7x2.5 SI	118,00
53687099	4MX056 583 7x2.5 SI	153,00



Calhas Maxos TL5

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Calhas pré-cabladas de 5 ou 7 condutores 2,5 mm2 de secção		
58352299	4MX656 491 5x2.5 WH	69,00
58353999	4MX656 492 5x2.5 WH	99,00
58354699	4MX656 493 5x2.5 WH	137,00
58364599	4MX656 491 7x2.5 WH	75,00
58365299	4MX656 492 7x2.5 WH	109,00
58366999	4MX656 493 7x2.5 WH	160,00
58388199	4MX656 491 5x2.5 SI	69,00
58389899	4MX656 492 5x2.5 SI	99,00
58390499	4MX656 493 5x2.5 SI	137,00
58400099	4MX656 491 7x2.5 SI	75,00
58401799	4MX656 492 7x2.5 SI	109,00
58402499	4MX656 493 7x2.5 SI	147,00



Acessórios Calhas Maxos TL5 y TLD

Informação técnica

Existem 3 tipos de acessórios para calhas Maxos:
- Acessórios para tensão de linha ou ligação
- Acessórios para montagem suspensa ou em superfície
- Tampas de bloqueio total

Acessórios para tensão de linha ou ligação



9MX056 EP SI SET
Bloco de terminais de tensão de linha de rede e 2 tampas finais para calha Maxos Industry



9MX056 EP-900 SI SET
Bloco de terminais de tensão de linha de rede e 2 tampas finais para calha Maxos Performer



9MX056 CPI
União interna entre calhas, para montagem em superfície



9MX056 CP SI
Cabo de ligação externa entre calhas, para montagem suspensa.



9MX056 EA7
Bloco de terminais elétrico para ligações externas



9MX056 EC7
Bloco de terminais de tensão de linha de 7 polos

Acessórios para montagem suspensa ou em superfície



9MX056 MB-SW SI
Suporte para montagem suspensa através de cabo de suspensão de 2 mm de secção (cabo não incluído)



9MX056 MB-SW
L12Suporte para montagem suspensa com cabo de suspensão de 1250 mm/ 3000 mm/5000mm



9MX056 PB SI
Suporte para montagem em tetos de perfil em T



9MX056 CBA SI
Suporte para montagem suspensa ajustável por correia



9MX056 MB SI
Suporte para montagem em superfície no teto



9MX056 CB SI
Suporte para montagem suspensa fixa por correia

Tampas de bloqueio total



9MX056 BC49 SI
Tampa de bloqueio total de comprimento 49 W



9MX056 BC58 SI
Tampa de bloqueio total de comprimento 58 W



9MX056 BC L600 SI
Tampa de bloqueio total com comprimento de 600 mm

Unidades de sensor para sistema InterAct



LL850Z 491 H4
Sensor de movimento para sistema Interact Industry para calha TL5



LL850Z 581 H4
Sensor de movimento para sistema Interact Industry para calha TLD



Acessórios Calhas Maxos TL5 y TLD

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Acessórios Maxos		
Acessórios para tensão de linha ou ligação		
10825100	9MX056 EP SI SET	11,00
910683003226	9MX056 EP-900 SI SET	13,00
10809100	9MX056 CPI	27,00
10808400	9MX056 CP SI	27,00
13546200	9MX056 EA7	11,00
13179200	9MX056 EC7	8,00
Acessórios para montagem suspensa ou em superfície		
66279199	9MX056 MB-SW SI	20,00
25985400	9MX056 MB-SW L1250 SI	22,00
25987800	9MX056 MB-SW L3000 SI	27,00
26922800	9MX056 MB-SW-L5000 SI	33,00
67456599	9MX056 PB SI	15,00
21755700	9MX056 CBA SI	12,00
57196399	9MX056 MB SI	9,00
55676299	9MX056 CB SI	9,00
56709600	9MX056 CF-SW-L1250 ZC	21,00
Tampas de bloqueio total		
60158599	9MX056 BC49 SI	18,00
53888199	9MX056 BC58 SI	18,00
53883699	9MX056 BC L600 SI	18,00
Unidades de sensor SNHR210 para Interact Pro System driver SIA		
910505101194	LL850Z 581 H4	305,00
910505101321	LL850Z 491 H4	305,00
Unidades de sensor SNHR210 para Interact Pro System com DALI Extender e driver SIA		
910505103992	LL850Z 491 H4 SR2DALI	305,00
910505103993	LL850Z 581 H4 SR2DALI|	305,00

CoreLine Calha gen2.5 Novidade PHILIPS



O CoreLine Calha gen2.5 é um sistema de calha concebido a pensar na simplicidade. Está disponível em vários comprimentos, pacotes lumínicos e aberturas de feixe, para se adaptar a cada projeto e aplicação.

Fácil de utilizar e de integrar com projetores e sensores, CoreLine Calha gen2.5 proporciona iluminação uniforme e de elevada qualidade, com proteção adicional contra a entrada acidental de água. O sistema inovador também é fácil de montar e instalar, permitindo modernizações mais rápidas.



Benefícios

- Simplicidade: arquitetura fácil de compreender.
- Ampla gama que inclui opções de iluminação de emergência.
- Luz uniforme e de alta qualidade, sem artefactos de cor ou riscas.
- Fácil de encomendar, rápido de montar e instalar.
- Interact Ready para uso melhorado em aplicações comerciais e industriais.
- Totalmente conforme com todas as normas relevantes.

Características

- Arquitetura intuitiva de uma só camada: são apenas necessários dois 12NC para criar uma linha de luz completa.
- Seleção de três comprimentos, cada um com três pacotes de lúmens .
- Oito óticas diferentes com uma qualidade de luz uniforme.
- Unidades de sensor dedicado para atualizar para as propostas do sistema InterAct.
- Manutenção do fluxo luminoso L85 até às 50 000 horas.
- Disponível em versões para linhas de luz e como regua autónoma (luminária independente).

Aplicações

- Retalho e grandes lojas
- Armazéns
- Manufatura



CoreLine Carril gen2.5
com Beacon Bluetooth



CoreLine Carril gen2.5
com sensor InterAct



CoreLine Carril gen2.5
para linha contínua



CoreLine Carril gen2.5
Régua autonoma



CoreLine Carril gen2.5
Capa cega




CoreLine Calha gen2.5 Novidade

Informação técnica





O CoreLine Gen2.5 Track é um sistema de iluminação concebido para a simplicidade. Disponível em diversos comprimentos, pacotes de fluxo e dispersões de feixe para se adequar a qualquer aplicação. Fácil de utilizar e de integrar com projetores e sensores, o CoreLine Gen2.5 Track proporciona uma iluminação uniforme e de elevada qualidade, com proteção adicional contra a entrada acidental de água. O sistema é também fácil de montar e instalar, agilizando as remodelações e remodelações.

Versão de linha de luz




	A (mm)	Peso máx.
LL241X	1130	2,3 Kg 2,3 Kg 2,3 Kg 2,4 Kg 2,4 Kg 2,4 Kg
LL242X	1700	2,8 Kg 2,8 Kg 2,8 Kg 2,9 Kg 2,9 Kg
LL243X	3400	5,5 Kg 5,5 Kg 5,5 Kg 5,6 Kg 5,7 Kg 5,6 Kg 5,7 Kg 5,8 Kg






Kit inicial encomendado separadamente dependendo da versão

Versão régua autónoma



	A (mm)	L1 (mm)	Peso máx.
LL242X	1700	500-600	2,8 Kg 2,8 Kg 2,8 Kg 2,9 Kg 2,9 Kg 2,9 Kg
LL243X	3400	500-700	5,5 Kg 5,5 Kg 5,5 Kg 5,6 Kg 5,7 Kg 5,6 Kg 5,7 Kg 5,8 Kg




Família	CoreLine Calha gen2.5
Versões	Versões standard (até 163 lm/W) ou alta eficiência (HE) (até 200 lm/W) Para formar linhas de luz (LF3) ou régua autónoma (BV-Basic Version) ou meio cego (HB- Half Blind)
Material	Corpo de aço e difusor de policarbonato
Fluxo sistema de família	LL241 (L=1,2 m): 30S (3000 lm) 53S (5300 lm) e 80S (8000 lm) LL242 (L=1,7 m): 45S (4500 lm) 80S (8000 lm) e 120S (12000 lm) LL243 (L=3,4 m): 90S (9000 lm) 160S (16000 lm) e 240S (24000 lm)
Consumo sistema de família	De 19 W até 160 W
Óticas e difusores	7 óticas disponíveis: NB, MB, WB, VWB, A, DA25, O (lentes opalinas)
Eficiência do sistema da família	Até 200 lm/W (versões de ultra eficiência)
Temp. de cor	830, 840, 865 (940 disponível mediante pedido)
Tensão de linha	220V - 240V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (DIA), DIA-VLC (Indoor Positioning) e SIA (Interact System).
Configurações de controlo disponíveis	DIA (DALI-2), SIA (Driver Interact ready)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco (RAL 9016). Outras cores RAL disponíveis mediante pedido.
IP	20
IK	02

Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% en 50.000h
Vida útil	L85 @50Khrs; L75 @100Khrs.
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	De 2,3 Kg a 5,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	- Com um código, é possível fornecer todos os componentes necessários à sua instalação (unidade elétrica + suporte para montagem suspensa através de cabo) - É imprescindível pedir um kit inicial de linha por cada linha de luz - O kit inicial contém tampa inicial e final, conector principal e um suporte para montagem suspensa através de cabo (não incluido, máx 2,5 mm^2)
Acessórios	Opcional: Suportes para montagem suspensa por cabo: LL240Z MB-SW WH (5PCS) Suportes para montagem suspensa por corrente: LL240Z CB WH (5PCS) Suporte para montagem em superfície no teto: LL240Z SMB WH (5PCS) Suporte para montagem em tetos de perfil exposto: LL240Z PB WH (5PCS))
Outras opções a pedido	Versões de emergência autónomas de 3 horas (apenas versões de 1,7 m)
Informações adicionais	Família configurável: LL200Xi Mais informações adicionais nas instruções de montagem: - Consumo para cada versão - Peso para cada versão - Temperatura de operação - Máximo nº de luminárias por MCB - Opções de montagem



CoreLine Calha gen2.5

Visão geral da gama



Pacotes de iluminação
- 3000 lm
- 4500 lm
- 5300 lm
- 8000 lm
- 9000 lm
- 12000 lm
- 16000 lm
- 24000 lm

Cor da caixa
WH – Branco (RAL9003)

Drivers
- PSU – Não regulável (integr.)
- PSD – DALI (integr.)
- SIA – InterAct/ Sensor ready wireless
- DIA – DALI InterAct system ready

IP20

Eficácia
- HE – High Efficiency
- UE – Ultra Efficiency

Óticas
- WB – Wide beam
- MB – Medium beam
- NB – Narrow beam
- DA25 – Double asymmetrical
- A – Asymmetrical 20°
- VWB – Very wide beam
- O – Opal lenses – Lambertian

Controle de luz
- CLO – Constant Light Output
- VLC – Visual Lighting Communication
- CLO-VLC
- H4 – InterAct wireless SNH210 sens.
- MPS-DALI – Mains Power Sensor drivers DALI

Configuração
- BV – Versão básica – regua autónoma
- LF3 – Linha de luz trifásica
- HB – Meia linha de luz LED meia tampa cega

Temperatura de cor
- 3000K, CRI80
- 4000K, CRI80
- 6500K, CRI80

Comprimentos calhas
- LL241X: 1,2 m
- LL242X: 1,7 m
- LL243X: 3,4 m

Emergência
- ELP3 – Emergência Pro (3h)
- ELB3 – Emergência Basic (3h)

Opções de cablagem
- Cablagem de 5 fios
- Cablagem de 7 fios
- Cablagem de 9 fios

Acessórios e montagem

Alternativas de montagem


Âncoras de suspensão (*incluídas)


Âncora para montagem no teto


Suspensão por corrente


Tetos de perfil exposto

Unidades de sensor


Bluetooth Beacon


Sensor Interact

***Starter kits**





Outros acessórios


Cabo de suspensão


Tampas finais


Acessório para perfil T


Unidade de sensor


Unidades cegas


Conector de alimentação de 7 fios


Conector de alimentação de 9 fios



CoreLine Calha gen2.5 Novidade

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000/6500 | LED | 50.000h L85 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Kit inicial de linha para versões suspensas de 5 e 7 condutores					
910925870167	LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH	-	-	-	53,00
Kit inicial de linha para versões suspensas de 9 condutores					
910925870160	LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH	-	-	-	84,00
Kit inicial de linha para versões saliente 5 e 7 condutores					
910925870165	LL240Z SMB 2xEP CU7 WH	-	-	-	63,00
Kit inicial de linha para versões saliente de 9 condutores					
Consultar	LL240Z SMB 2xEP CU9 WH	-	-	-	Consultar
Acessórios de montagem					
910925870168	LL240Z MB-SW WH (5PCS) Âncora para montagem em suspensão por cabo (cabo não incluído)				47,00
910925870159	LL240Z CB WH (5PCS) Âncora para montagem suspensa por corrente (corrente não incluída)				37,00
910925870166	LL240Z SMB WH (5PCS) Âncora para montagem no teto				21,00
910925870164	LL240Z PB WH (5PCS) Âncora para montagem em teto de perfil exposto				74,00
910925870161	LL240Z SW2-1250 Cabo de suspensão L=1200mm				7,00
910925870162	LL240Z SW2-3000 Cabo de suspensão L=3000mm				11,00
910925870182	LL240Z SW2-5000 Cabo de suspensão L=5000mm				13,00
910925870180	LL240Z EP WH (6PCS) Tampa final				12,00
910925870178	LL240Z SMB-TPM SET Acessório para perfil T				7,00
Unidade de calha para integração de projetor					
910925870163	LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH				100,00
910925870181	LL240Z SPO EC-F 9 L550 WH				105,00
Unidade de sensor SNHR210 para sistema InteractAct					
910925870157	LL240E H4 9x1.5 WH				263,00
910925870158	LL240E H4 7x2.5 WH				258,00
Unidades de sensor MPS DALI para Interact Pro System. Luminárias com driver DIA Novidade					
MPS3210/05 para alturas de montagem de 2.1m-6m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:5					
910925870970	LL240E MPL 7x2.5 WH				242,00
910925870971	LL240E MPL 9x1.5 WH				263,00
MPS3220/05 para alturas de montagem de 4m-12m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:2					
910925870974	LL240E MPM 7x2.5 WH				242,00
910925870975	LL240E MPM 9x1.5 WH				263,00
MPS3230/05 para alturas de montagem de 4m-16m. Área máxima de deteção do sensor (h:d): 1:1.1					
910925870972	LL240E MPH 7x2.5 WH				242,00
910925870973	LL240E MPH 9x1.5 WH				263,00
Acessórios para alimentação ou ligação					
910925870179	LL240Z EC7-M-F (5PCS) Conetor de alimentação 7 fios				42,00
910925870177	LL240Z EC9-M-F (4PCS) Conetor de alimentação 9 fios				63,00
Calha de cabo + capa cega					
910925870896	LL241X 5x1.5 BC				84,00
910925870897	LL241X 7x1.5 BC				89,00
910925870898	LL241X 9x1.5 BC				105,00
910925870899	LL241X 5x2.5 BC				89,00
910925870901	LL241X 7x2.5 BC				95,00
910925870902	LL241X 9 BC				111,00
910925870903	LL242X 5x1.5 BC				50,00
910925870904	LL242X 7x1.5 BC				100,00
910925870905	LL242X 9x1.5 BC				121,00
910925870906	LL242X 5x2.5 BC				100,00
910925870907	LL242X 7x2.5 BC				105,00
910925870908	LL242X 9 BC				126,00
910925870909	LL243X 5x1.5 BC				126,00
910925870910	LL243X 7x1.5 BC				132,00
910925870911	LL243X 9x1.5 BC				158,00
910925870912	LL243X 5x2.5 BC				137,00
910925870913	LL243X 7x2.5 BC				142,00
910925870914	LL243X 9 BC				163,00
Adaptadores calha G2.5 a G2					
910925870922	LL240Z AD G2- G2.5 7x2.5				95,00
910925870923	LL240Z AD G2- G2.5 9x2.5				126,00

GreenSpace Evo Mini Cylinder Novidade



A GreenSpace Evo Mini é uma solução de iluminação sustentável que se destaca pelo seu design elegante e discreto. Estas características fazem com seja a opção ideal para aplicações no setor hoteleiro e em lojas de moda. O corpo, impresso em 3D, é fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador térmico é composto por 85% de alumínio reciclado. Graças ao seu design circular, a luminária pode ser atualizada e reutilizada, totalmente reparada e reciclada. Isto, combinado com a sua elevada eficiência energética, faz da luminária GreenSpace Evo Mini suspensa ou saliente uma solução sustentável. Os novos refletores profundos PerfectAccent garantem um efeito luminoso de maior brilho e um maior conforto visual para os utilizadores. As cores e texturas podem ainda ser personalizadas através da Signify MyCreation.

Soluções Signify myCreation



Benefícios

- O seu design elegante e discreto adapta-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Maior brilho e maior conforto visual para utilizadores graças aos refletores profundos PerfectAccent.
- Prolonga a vida útil do produto graças à facilidade de manutenção e capacidade de atualização.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética contribuem para reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Características

- Fácil acesso à ótica, ao LED e ao vidro frontal.
- Pode ser reparada e atualizada com ferramentas convencionais.
- Pegada de carbono reduzida graças à elevada eficiência.
- Equipada com refletores profundos PerfectAccent de última geração.
- Opções de conectividade: DALI (DIA) compatível com Interact e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com muito pó).

Aplicações

- Moda
- Hotéis
- Residencial



GreenSpace Evo Mini Suspenso encastrável
PT332B



GreenSpace Evo Mini Suspenso saliente
PT332C



GreenSpace Evo Mini Suspenso a calha
PT332T



GreenSpace Evo Mini saliente
SA332C




GreenSpace Evo Mini Cylinder Novidade

Informação técnica




A GreenSpace Evo Mini é uma solução de iluminação sustentável que se destaca pelo seu design elegante e discreto. O corpo, impresso em 3D, é fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador térmico é composto por 85% de alumínio reciclado. Graças ao seu design circular, a luminária pode ser atualizada, reutilizada, totalmente reparada e reciclada.



	A (mm)
PSU Lens	157
PSU Reflector	172
DIA/WIA Lens	196
DIA/WIA Reflector	211


Versão adosada **SA332C**



	A (mm)
RD68	68
RD80	80
RD90	90

	C (mm)
Short	165
Long	280


Versão suspensa encastrável **PT332B**



	A (mm)	**B** (mm)
PSU/WIA	130	65
DIA	165	43

	C (mm)
Short	165
Long	280

Versão suspensa saliente **PT332C**



	A (mm)	**B** (mm)
PSU 12S/17S	106.5	41.4
PSU 20S/22S/27S	158.2	46
DIA	238	46
WIA	224	43.4

	C (mm)
Short	165
Long	280

Versão suspensa a calha **PT332T**







GreenSpace Evo Mini Cylinder Novidade

Informação técnica

Família	GreenSpace Evo Mini Cylider
Versões	**SA332C**: GreenSpace Evo Mini Saliente **PT332B**: GreenSpace Evo Mini Suspenso encastrável **PT332C**: GreenSpace Evo Mini Suspenso saliente **PT332T**: GreenSpace Evo Mini Suspenso a calha
Material	Impresso com 75% de materiais PET reciclados pós-consumo.
Fluxo sistema de família	**Saliente**: 800 - 1200 lm **Suspenso**: 1200 - 2700 lm
Consumo sistema de família	**Saliente**: 6,5 - 10,3 W **Suspenso**: 9,7 - 20 W
Óticas e difusores	**Saliente**: HMB, HNB, HVWB y HWB **Suspenso**: HMB, HVWB y HWB *Opção de cobertura ótica com vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	**Saliente**: até 147 lm/W **Suspenso**: até 151 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K, Premium White e Premium Color
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Tensão de linha	220V-240V / 50-60Hz
Controlador (integrado)	Controlador integrado ou exterior (em canopy ou em teto)
Fator de potência	0,9 ou 0,8 (acompanha fonte de alimentação 8S)
Possibilidade de regulação	PSU (não regulavel), DIA (DALI InterAct com fios), WIA (InterAct sem fios)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	**Cores do corpo:** branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e cinzento acetinado RAL 9006 (GR402) **Cor do aro:** preto acetinado RAL 9004 (BK402) Textura: linhas finas (T102)
IP	20
IK	02

Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	<10% a 50.000 horas Ta 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C Ta
Temperatura de funcionamento	10 °C a 35 °C
Peso	**Saliente**: 300 - 350 g **Suspenso**: 480 - 650 g
Blocos de terminais e cablagens	**Supenso**: - **B2KW:** 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança, isento de halogéneo - **B2KWD**: 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (classe B2ca) GST15i2 isento de halogéneo - **EW**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **EWD**: 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe Eca) GST15i2 - **BW**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança, isento de halogéneo - **BWD**: 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe B2ca) GST15i2 isento de halogéneo - **E2KW**: 2 m (Classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **E2KWD**: 2 m (Classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (Classe Eca) GST15i2 Wieland
Instalação (tipo de montagem)	Saliente e suspenso saliente, suspenso encastrável e suspenso a calha
Informações adicionais	- Cor da base para montagem em superfície selecionável para suspensão. - Cor do cabo de suspensão selecionável. - Configurador disponível: SA332CI (montagem à superfície) e PT332TI (suspenso). - Mais opções de configuração: TCSM65I (montagem à superfície) e TCAC65I (suspenso). Ir para o site: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-cylinder

Accent Cylinder D65 Novidade

Soluções Signify myCreation



Com elevada eficiência energética, diferentes opções de montagem e um design elegante que permite combinar a cor do corpo com a do aro frontal, o Accent Cylinder D65 é um projetor concebido para se destacar. Com uma vasta gama de ângulos de abertura e temperaturas de cor, esta solução de iluminação é ideal para lojas de moda, hotelaria e ambientes residenciais. Tal como os restantes elementos da família Accent D65, Accent Cylinder D65 possui um corpo impresso em 3D, fabricado com pelo menos 65% de materiais reciclados ou biocirculares, e um dissipador produzido com 85% de alumínio reciclado. O seu design circular não é apenas elegante, mas também atualizável, reutilizável, reparável e reciclável, tornando-o uma solução de iluminação verdadeiramente sustentável.



Benefícios

- O seu design elegante e discreto adapta-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Maior brilho e maior conforto visual para os utilizadores graças aos refletores profundos PerfectAccent.
- Prolonga a vida útil do produto graças à facilidade de manutenção e capacidade de atualização.
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética contribuem para reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto.

Características

- Fácil acesso à ótica, ao LED e ao vidro frontal.
- Pode ser reparado e atualizado com ferramentas convencionais.
- Pegada de carbono reduzida graças à elevada eficiência.
- Equipado com refletores profundos PerfectAccent de última geração.
- Opções de conectividade: DALI (DIA) compatível com Interact e sem fios (WIA).
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com muito pó).

Aplicações

- Moda
- Hotéis
- Residencial



Accent Cylinder D65 Suspenso encastrável
TCPR65



Accent Cylinder D65 Suspenso saliente
TCPS65



Accent Cylinder D65 Suspenso a calha
TCPT65



Accent Cylinder D65 Saliente
TCSM65




Accent Cylinder D65 Novidade

Informação técnica


CE | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +35°C +10°C mín.

Para destacar o que realmente importa.



	A (mm)
PSU Lens	157
PSU Reflector	172
DIA/WIA Lens	196
DIA/WIA Reflector	211


Versão saliente **TCSM65**



	A (mm)
RD68	68
RD80	80
RD90	90

	C (mm)
Short	165
Long	280


Versão suspensa encastrável **TCPR65**



	A (mm)	B (mm)
PSU/WIA	130	65
DIA	165	43

	C (mm)
Short	165
Long	280

Versão suspensa saliente **TCPS65**



	A (mm)	B (mm)
PSU 12S/17S	106.5	41.4
PSU 20S/22S/27S	158.2	46
DIA	238	46
WIA	224	43.4

	C (mm)
Short	165
Long	280

Versão suspensa a calha **TCPT65**





Accent Cylinder D65 Novidade

Informação técnica

Família	Accent Cylinder D65
Versões	**TCSM65:** Accent Cylinder D65 Saliente **TCPR65:** Accent Cylinder D65 Suspenso encastrável **TCPS65:** Accent Cylinder D65 Suspenso saliente **TCPT65:** Accent Cylinder D65 Suspenso a calha
Material	Impresso com 75% de materiais PET reciclados pós-consumo.
Fluxo sistema de família	**Saliente**: 800 - 1200 lm **Suspenso**: 1200 - 2700 lm
Consumo sistema de família	**Saliente**: 6,5 - 10,3 W **Suspenso**: 9,7 - 20 W
Óticas e difusores	**Saliente**: HMB, HNB, HVWB y HWB **Suspenso**: HMB, HVWB y HWB *Opção de cobertura ótica com vidro plano (FG)
Eficiência do sistema da família	**Saliente**: até 147 lm/W **Suspenso**: até 151 lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, Premium White e Premium Color
Índice de restituição cromática	>80 e >90
Tensão de linha	220V-240V / 50-60Hz
Controlador (integrado)	Controlador integrado ou exterior (em canopy ou em teto)
Fator de potência	0,9 o 0,8 (acompanha fonte de alimentação 8S)
Possibilidade de regulação	PSU (não regulavel), DIA (DALI InterAct com fios), WIA (InterAcat sem fios)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	**Cores**: branco RAL 9003 (WH201), preto acetinado RAL 9004 (BK402) e cinzento acetinado RAL 9006 (GR402), Cappuccino acetinado (BR401), latão acetinado (BS410), bronze acetinado (BZ410), rosa acetinado (PK400) e sálvia acetinada (GN402) **Texturas**: camadas (T102), Linhas (T204), tecido (T302), quadrados (T307) e Vesica (T434)
IP	20
IK	02

Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	<10% a 50.000 horas Ta 25°C
Vida útil	100.000hrs a L80 @ 25°C Ta
Temperatura de funcionamento	10 °C a 35 °C
Peso	**Saliente**: 300 - 350 g **Suspenso**: 480 - 650 g
Blocos de terminais e cablagens	**Suspenso**: - **B2KW:** 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança, isento de halogéneo - **B2KWD:** 2 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (classe B2ca) GST15i2 isento de halogéneo - **EW:** 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **EWD:** 0,5 m (classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe Eca) GST15i2 - **BW:** 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança, isento de halogéneo - **BWD:** 0,5 m (classe B2ca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 0,5 m (classe B2ca) GST15i2 Isento de halogéneo - **E2KW:** 2 m (Classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança - **E2KWD:** 2 m (Classe Eca) GST18/3 M Wieland com fecho de segurança + cabo de 2 m (Classe Eca) GST15i2 Wieland
Instalação (tipo de montagem)	Saliente e suspenso saliente, suspenso encastrável e suspenso a calha
Informações adicionais	- Uma grelha antirreflexo pode ser selecionada como acessório. - Cor base selecionável para montagem em superfície. - Cor do cabo de suspensão selecionável. - Cor do anel selecionável. - Ferramenta de configuração disponível para: **TCSM65I** (montagem à superfície) e **TCAC65I** (suspenso) Ir para o site: https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-surface-mounted-d65 o https://www.mycreation.signify.com/es-eur/lighting-solutions/accent-cylinder-d65

Accent Cylinder

Soluções Signify myCreation



Concebida para aplicações em escritórios, retalho ou hotelaria, em zonas gerais como corredores ou outras áreas, a Série Accent Cylinder oferece agora aos comerciantes e aos responsáveis de edifícios ou restaurantes a oportunidade de mudar de CDM para LED e usufruir das vantagens proporcionadas pela qualidade de luz da Philips e de uma poupança de energia considerável, com um investimento inicial razoável. Pode instalar-se com uma calha 3C ou no teto, sendo a instalação rápida e simples.

A Série Accent Cylinder, com luz de alta qualidade, um feixe impactante e uma eficácia luminosa excecional, é a solução energeticamente eficiente ideal para os exigentes ambientes comerciais atuais.



Benefícios

- Possibilidade de personalizar o desenho de acordo com a sua conveniência.
- Sustentabilidade e economia circular.
- Alto rendimento de iluminação.

Características

- Possibilidade de versões Dali e Wia (Interact ready).
- Nuances de luz e receitas LED dedicadas.
- Comprimento do cabo à medida, pode ser instalado em trilho ou no teto.

Aplicações

- Retalho
- Lojas de moda
- Restauração



MS-SM



MS-PS



MS-PT




Accent Cylinder


Informação técnica

LIFE L80B50 50K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +40°C +10°C mín.


Luminárias cilíndricas impressas em 3D de alta qualidade para iluminação de acentuação com compartimentos personalizáveis. Instalação saliente, suspensa ou em calha universal de 3 circuitos. Diferentes distribuições luminosas com óticas MB (23°), WB (36°) ou VWB (60°) e alta qualidade de luz em diversas propostas LED, desde os 2700 K aos 4000 K. Também são possíveis receitas de luz para aplicações em lojas de produtos alimentares ou de vestuário.



TC MS SM



TC MS PS



TC MS PT

	A (mm)
PSU	162
PSD	253 / 266
WIA	224







Accent Cylinder

Informação técnica

Família	Accent Cylinder
Versões	- **TC MS SM** (Superficie saliente) - **TC MS PS** (Suspensão base) - **TC MS PT** (Suspensão carril)
Material	Corpo impresso em 3D de policarbonato estabilizado para UV com textura por camadas.
Fonte de luz	Módulo LED. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1200 lm até 4200 lm dependendo da versão
Consumo sistema de família	De 10 W até 33 W
Óticas e difusores	MB (22°) e WB (36°), VWB (60°)
Eficiência do sistema da família	De 61 lm/W até 142 lm/W
Temperatura de cor	2700K, 3000K, 4000K, PW930, PW940 y FMT
Índice de restituição cromática	>80 o >90 consoante a tipologia do módulo LED
Índice cromático	< 3 SCDM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da luminária.

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI (PSD) e WIA (Interact Ready)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Diferentes cores e texturas
IP	20
IK	02
Marca CE	SI
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	1% a 50 000h
Vida útil	50 000h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	10 °C até +35 °C
Peso	0,8 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Carril 3C de três circuitos
Outras opções a pedido	Família configurável: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/accent-cylinder Configurador disponível CPQ: **TCMSPSI**

Grand

Novidade

Soluções Signify myCreation



A série Grand é uma gama de luminárias suspensas e decorativas em três estilos diferentes: Elegante, natural e robusto. Crie experiências únicas com cada um e através de infinitas texturas e cores possibilitadas pela impressão 3D da Signify myCreation.

Tire partido das várias opções de ligação e regulação da intensidade da luz para poupar dinheiro e obter a melhor qualidade de luz possível. Com o módulo LED integrado, esta série é uma solução de iluminação completa que não necessita de uma lâmpada. Solução ideal para escritórios, comércios e hotelaria.



Benefícios

- 10 cores disponíveis e mais de 12 texturas para qualquer necessidade de projeto.
- Dois tipos de instalação, no teto ou em calha.
- Pode conectar-se e é controlável através de controladores DIA e WIA (Interact Ready).
- Aposte na circularidade e na sustentabilidade da nossa gama impressa em 3D de policarbonato e materiais biocirculares.

Características

- Vida útil de 50.000 horas.
- Fluxo luminoso até 4200 lm.
- IRC 830/840 e receitas Champagne, FMT, PW930 e PW940.
- Dois tamanhos: médio e grande.

Aplicações

- Escritórios
- Retalho e hospitais



Elegante



Natural



Robusta




Grand Novidade

Informação técnica

GLOW WIRE 650°C | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02

A série Grand é uma gama de luminárias suspensas decorativas em três estilos diferentes: série Elegant, série Natural e série Robust. Sendo uma solução completa de luminária com módulo LED, as suas amplas possibilidades de cores e texturas fazem dela a escolha ideal para escritórios e a sua possibilidade de receitas em IRC permite também a sua utilização no segmento de retalho.



	D (mm)
PSU	162
PSD	253 / 266
WIA	224

	kg	AØ	B	C
ES-L IS PS	2500			-
ES-L IS PT	2400			-
ES-L PS	2000	400	376	-
ES-L PT	1900			-
ES-M IS PS	1900			-
ES-M IS PT	1800			-
ES-M PS	1600	300	308	-
ES-M PT	1500			-

	kg	AØ	B	C
RS-L IS PS	2400			-
RS-L IS PT	2300			-
RS-L PS	1900	400	376	-
RS-L PT	1700			-
RS-M IS PS	1800			-
RS-M IS PT	1700			-
RS-M PS	1500	310	308	-
RS-M PT	1400			-

	kg	AØ	B	C
NS-L IS PS	2400			436
NS-L IS PT	2300			436
NS-L PS	1900	365	406	-
NS-L PT	1700			-
NS-M IS PS	2000			372
NS-M IS PT	1800			372
NS-M PS	1700	261	352	-
NS-M PT	1500			-







Grand Novidade

Informação técnica

Família	Grand
Versões	**ES** (Elegant) **RS** (Robust) **NS** (Natural)
Material	Policarbonato
Fonte de luz	Módulo Led
Fluxo sistema de família	Dependendo da versão de 1200 lm até 4200 lm
Consumo sistema de família	Dependendo da versão de 9,7 W até 34,8 W
Óticas e difusores	MB, WB, VWB e DF
Eficiência do sistema da família	Até aos 145 lm/W dependendo da configuração
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, PW930, PW940 e FMT
Índice de restituição cromática	<80 & >90
Índice cromático	< 3 SDCM
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	PSU, DIA, WIA.
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	SIM. DIA (Dali) e WIA (Interact Ready)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Diferentes cores e texturas Ver no configurador Web
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	Até 50 000 h L80 (a 25 °C)
Vida útil	50 000h L80
Temperatura de funcionamento	Uso previsto no interior
Peso	1,4 Kg a 2,5 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso e calha
Outras opções a pedido	Família configurável. Ir para o site: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/decorative-pendants/grand Outras opções com configurador: **TCDP00I**

Dome

Soluções Signify myCreation



A Dome é uma nova gama de campânulas decorativas de design personalizável para uma infinidade de aplicações e projectos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido.

Integra a tecnologia LED da Philips de última geração que destaca as suas instalações. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente.



Benefícios

- Amplio posiblilidades de configuración y gran cantidad de códigos disponibles para cubrir las necesidades de los clientes en múltiples Aplicações y proyectos
- Hasta un 70% de ahorro de energía: coste total de propiedad amortizado en menos de dos años
- Permite diferentes posibilidades de instalacion, suspendida adosada o suspendida con conector 3C.

Características

- Tecnología LED de larga duración con alta eficiencia energética
- Sistema de alta eficacia: >123lm/W
- Rendimiento estable de color (SDCM<3) y alta reproducción cromática (IRC>80 e IRC>90)
- Disponible en 8000lm para cubrir apliacaciones de techos altos.
- Disponible con regulación DALI, VLC (Sistema Indoor Positioning)
- Rápida instalación debido a la gran variedad de cables y conexiones

Aplicações

- Oficinas
- Sector retail
- Hoteles y hospitales



TC BA
(T ó S)



TC BA-L
(T ó S)





Dome


Informação técnica

CE		LIFE L80B50 50K h	220V 240V	50Hz 60Hz	
LEDs	IP20	IK02	GLOW WIRE 650°C	máx. +35°C +10°C mín.	

Campânulas decorativas com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de acentuação com ecrãs personalizáveis. Instalação suspensa em carril universal de 3 circuitos ou diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos, conforme as necessidades. Diversas distribuições luminosas com óticas MB (23°), WB (36°) ou VWB (60°) ou difusor opalino (8000 lm) e alta qualidade de luz em diversas propostas LED, de 2700 K a 4000 K. Também são possíveis receitas de luz para aplicações em lojas de produtos alimentares e de vestuário.











Dome

Informação técnica

Família	Campânula para interior
Versões	**TC BA** (T ó S) **TC BA-L** (T ó S)
Material	Difusor em policarbonato UV estabilizado com textura em camadas.
Fonte de luz	Módulo LED CoB. Não substituível.
Fluxo sistema de família	De 1700 lm até 8000 lm consoante as versões
Consumo sistema de família	De 13,4 W até 69 W
Óticas e difusores	MB, WB, VWB e Difusa
Eficiência do sistema da família	- LED17S -> de 77 lm/W até 140 lm/W - LED22S -> de 75 lm/W até 140 lm/W - LED27S -> de 69 lm/W até 140 lm/W - LED39S -> de 114 lm/W até 140 lm/W - LED49s -> de 88 lm/W até 128 lm/W - LED65S -> 109 lm/W até 128 lm/W - LED80S -> de 107 lm/W até 114 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K, PW930, PW940 e FMT
Índice de restituição cromática	> 80 o > 90 consoante módulos LED
Índice cromático	< 3 SCDM
Tensão de linha	220 V – 240 V

Controlador (integrado)	Controlador Xitanium integrado no corpo da luminária
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlos disponíveis	Versões DALI (PSD) e WIA
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	< 1 % a 5 000 h
Vida útil	100 000 h L80 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +35 °C
Peso	De 2,5 Kg até 4 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso com conector 3C (T) ou saliente (S)
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/dome

Original

Soluções Signify myCreation

A Série Original é uma nova gama moderna de campânulas decorativas suspensas, grandes e médias, de design muito versátil e ecrã personalizável, tanto no exterior como no interior, com diferentes texturas e cores para uma infinidade de aplicações e projetos.

Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho E27 que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente. Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas. Agradável efeito de iluminação descendente.







Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes texturas e cores.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética.
- Sistema de elevada eficiência.
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações.

Aplicações

- Escritórios
- Retalho
- Hotéis e hospitais



Original one L



Original two L



Original three L



Original one L



Original two L



Original three L




Original

Informação técnica

GLOW WIRE 650°C | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02

luminarias suspensas decorativas com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de acentuação com difusores e acabamentos personalizáveis. Instalação suspensa com roseta diretamente no teto. Disponível em dois tamanhos e três formas diferentes, conforme as necessidades. Pode ser entregue com ou sem lâmpada com casquilho E27. Para maior rendimento e possibilidades de aplicação, recomenda-se uma lâmpada Philips Hue.









Original

Informação técnica

CE | GLOW WIRE 650°C | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02

Família	Original
Versões	**TC MC-S**
Material	Roseta e difusor em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada E27 Max. 40W
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Depende da lâmpada
Óticas e difusores	Difusor de diferentes tamanhos e formas.
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura de cor	Depende da lâmpada
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Luminária direta a rede
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	Luminária direta a rede

Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes. Ver no configurador Web
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	NÃO
Vida útil	25 000h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	Utilização prevista em interior
Peso	1,9 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso com roseta. Comprimento do cabo: 300 cm
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/decorative-pendants/original Configurador disponível CPQ: **TCMCS1I**

Industrial

Novidade

Soluções Signify myCreation

Interpretação moderna de Luminárias industriais retro impressas em 3D, esta série incorpora um visual elegante e clássico. Estão disponíveis em várias cores e formas para chamar a atenção para a decoração. Escolha entre nove tonalidades diferentes de policarbonato personalizáveis com cores elegantes e texturas finas que projetam múltiplos efeitos de luz e têm uma aparência única e visualmente agradável.

Todos os designs transparentes possuem um difusor interno totalmente personalizável com cores diferentes que evocam um visual elegante. São um elemento decorativo ideal para aplicações como cafés, áreas lounge e escritórios.





Benefícios

- Amplio posibilidades de configuración para cubrir las necesidades de los clientes en múltiples Aplicações y proyectos.
- Productos personalizados sin largos plazos de entrega que además reduce el impacto ambiental.
- Permite 2 diferentes tamaños, 4 texturas y 6 colores.

Características

- Lámparas con casquillo E27 con tecnología LED de larga duración con alta eficiencia energética.
- Rápida instalación debido a la gran variedad de cables y conexiones.

Aplicações

- Oficinas
- Sector Retail
- Hoteles y hospitales



RobusCone
Média



RobusCone
Pequena



SlimCone
Grande



SlimCone
Pequena



NewBell
Média



NewBell
Pequena




Industrial Novidade


Informação técnica

CE | LEDs | IP20 | IK02 | máx. +40°C +10°C mín. | GLOW WIRE 650°C | LIFE L80B50 50K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz


As edições especiais são gamas de luminárias que lançamos com designs decorativos e configurações limitadas. Lançamos a gama Spring Oasis feita a partir de garrafões de água reciclada e a gama Jewels, coleção premiada com o IF Design Award em reconhecimento pelo seu design excecional.




RobusCone Mediana




RobusCone Pequeña




SlimCone Grande



SlimCone Pequeña



NewBell Mediana



NewBell Pequeña







Industrial Novidade

Informação técnica

Família	Industrial
Versões	**Robust.** Médio e grande **SlimCone.** Médio e grande **NewBell.** Médio e grande
Material	Difusor em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada LED E27
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Máximo de 40W (convencional)
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura cor	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice cromático	>80 e >90
Índice de restituição cromática	< 6 SDCM
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Driver integrado no corpo da luminária
Fator de potência	>0,90

Possibilidade de regulação	Sim, dependendo da lâmpada utilizada.
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Diferentes cores e texturas
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	Não
Vida útil	Até 25 000h L70
Temperatura de funcionamento	Até +70°C
Peso	1,2 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso, saliente e calha 3C.
Outras opções a pedido	Família configurável. Consultar o site: https://www.tailored.lighting.philips.com/es/RD-Séries/default.aspx Configurador disponível CPQ: **TCBDI1I**

Cord

Soluções Signify myCreation



A Série Cord é uma nova gama de campânulas decorativas de design minimalista e personalizável para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente.

Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Ideal para destacar diversos elementos arquitetónicos e materiais. Aparência de autenticidade com o brilho de uma lâmpada vintage.



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes tamanhos.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações.

Aplicações

- Escritórios
- Retalho
- Hotéis e hospitais



Cord
Medium



Cord
Large




Cord

Informação técnica

GLOW WIRE 650°C | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02

Equipamentos de luz decorativos suspensos com lâmpadas LED com casquilho E27 de alta qualidade para iluminação geral com corpos personalizáveis. Instalação suspensa diretamente no teto. Disponível em vários tamanhos, conforme as necessidades. Diversas texturas e cores. Com a possibilidade de selecionar com ou sem a lâmpada Vintage Globe (CLG). Ideal para destacar diversos elementos arquitetónicos e materiais.









Cord

Informação técnica

Família	Cord
Versões	**TC MC-F**
Material	Roseta e corpo em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada E27 Max. 40W
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Depende da lâmpada
Óticas e difusores	Túlipa de diferentes tamanhos e formas.
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura de cor	Depende da lâmpada
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Luminária direta a rede
Fator de potência	> 0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Controlo por corte de fase

Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes. Use o configurador web
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	Luminária direta a rede
Vida útil	25 000 h L70 (a 25 °C)
Temperatura de funcionamento	Utilização prevista em interior
Peso	1,5 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso . Comprimento do cabo: 300cm
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/decorative-pendants/cords Configurador disponível CPQ: **TCFFCPi**

Jewels Novidade

Soluções Signify myCreation

As Special Editions são gamas de luminárias que lançámos com designs decorativos e configurações limitadas. Escolha estas luminárias para mostrar o seu compromisso para com a sustentabilidade e o planeta.

Spring Oasis

A coleção Spring Oasis é fabricada a partir de um garrafão de água reciclado, frequentemente encontrado em escritórios e residências para beber água. Esta coleção especial, comprometida com a sustentabilidade sem sacrificar a beleza, cria um ambiente acolhedor. Com um profundo apreço pelas origens do material de origem e pela essência da água, estas lâmpadas assumem a forma de jarros de água com texturas e cores que imitam as qualidades relaxantes da água.

Jewels

A gama Jewels, da Signify myCreation, é a nova vencedora do IF Design Award. O IF Design Award é um prestigiado reconhecimento do design excecional e ganhá-lo é um testemunho do trabalho árduo e da criatividade de uma equipa de design. Com estas luminárias suspensas, a luz é transformada numa nova forma de iluminação de luxo.







Benefícios

- Ampla possibilidade de configuração para satisfazer as necessidades dos clientes em diversas aplicações e projetos.
- Produtos personalizados com prazos de entrega curtos, reduzindo o impacto ambiental.
- Disponível em 2 tamanhos diferentes, 4 texturas e 6 cores.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 e tecnologia LED de longa duração e baixo consumo energético.
- Instalação rápida graças à vasta gama de cabos e conectores.

Aplicações

- Escritórios
- Retalho
- Hotéis e hospitais



Spring Oasis



Jewels




Jewels Novidade


Informação técnica


GLOW WIRE 650°C | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02


As edições especiais são gamas de luminárias que lançamos com designs decorativos e configurações limitadas. Nesta ocasião, lançámos a gama Spring Oasis, feito a partir de garrafões de água reciclada, e a gama Jewels, uma coleção galardoada com o IF Design Award pelo seu excelente design.



Spring Oasis







Jewels

Família	Special Editions
Versões	**Spring Oasis** **Jewels**
Material	Garrafões de água reciclada (**Spring Oasis**) e policarbonato biocircular (**Jewels**)
Fonte de luz	Lâmpada E27 (não incluída)
Fluxo sistema de família	Depende da lâmpada
Consumo sistema de família	Depende da lâmpada
Eficiência do sistema da família	Depende da lâmpada
Temperatura de cor	Depende da lâmpada
Índice de restituição cromática	Depende da lâmpada
Índice cromático	< 6 SDCM
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Lâmpada direto para a rede

Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	Sim. Controle por corte de fase
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Diferentes desenhos em função do modelo
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Não
Taxa de falhas do controlador	Depende da lâmpada
Temperatura de funcionamento	Uso previsto no interior
Peso	0,5 Kg a 1,5 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso
Outras opções a pedido	Família configurável. Ir para o site: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/decorative-pendants/special-editions-decorative-pendants/



Jewels Novidade

Informação técnica

2000/3000/4000/Hue | LED | 25.000h L70 | Regulável

EOC	Descrição			Preço [€]
Spring Oasis				
912500108319	DL J1S PS E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	Oasis one Pendant		Consultar
912500108320	DL J2S PS E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	Oasis two Pendant		Consultar
912500108321	DL J1S PT E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	Oasis one Carril		Consultar
912500108322	DL J2S PT E27 OT310BL001 AWH300 FWH WH	Oasis two Carril		Consultar
Jewel				
912500108119	DL J1S PS E27 OT101GR000 AGO400 FBK BK	Jewels One	Cinzento fumado	Consultar
912500108120	DL J2S PS E27 OT101GR000 AGO400 FBK BK	Jewels Two	Cinzento fumado	Consultar
912500108121	DL J3S PS E27 OT101GR000 AGO400 FBK BK	Jewels Three	Cinzento fumado	Consultar
912500108116	DL J1S PS E27 OT101CL000 ABZ410 FBK BK	Jewels One	Transparente	Consultar
912500108117	DL J2S PS E27 OT101CL000 ABZ410 FBK BK	Jewels Two	Transparente	Consultar
912500108118	DL J3S PS E27 OT101CL000 ABZ410 FBK BK	Jewels Three	Transparente	Consultar

NOTA: Para outras opções, consulte a web de configuração: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions





First

Soluções Signify myCreation



First é uma nova gama moderna de campânulas decorativas suspensas de design muito versátil e difusor personalizável, com diferentes texturas e cores para uma infinidade de aplicações e projetos. Totalmente configurável pelo cliente e com códigos predefinidos para rapidez e facilidade no pedido. Integra lâmpadas LED Philips de última geração com casquilho E27 que destaca as suas instalações, favorecendo a simplicidade e frescura do ambiente.

Estas novas luminárias são fabricadas digitalmente em impressoras 3D com materiais recicláveis, com uma pegada ecológica limitada e mantendo uma qualidade de luz excelente. Materiais acetinados, transparentes e metalizados que combinam com diversas texturas. Agradável efeito de iluminação descendente.



Benefícios

- Amplas possibilidades de configuração e grande quantidade de códigos disponíveis para dar resposta às necessidades dos clientes em múltiplas aplicações e projetos.
- Poupança de energia de até 70%: amortização do custo total de propriedade em menos de dois anos.
- Permite diferentes tamanhos, texturas e cores.

Características

- Lâmpadas com casquilho E27 com tecnologia LED de longa duração com alta eficiência energética
- Sistema de elevada eficiência
- Instalação rápida graças à grande variedade de cabos e ligações

Aplicações

- Escritórios
- Retalho
- Hotéis e hospitais



Apple	Pear	Ridge	Twist	Cone	Umbrella	Bell




First

Informação técnica

CE | LIFE L80B50 50K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LEDs | IP20 | IK02 | GLOW WIRE 650°C | máx. +40°C +10°C mín.

Luminária suspensa decorativa com tecnologia LED de alta qualidade para iluminação geral ou de acentuação com difusores personalizáveis. Instalação suspensa em carril universal de 3 circuitos ou diretamente no teto. Disponível sem lâmpada ou com lâmpada LED Philips com casquilho E27 de diferentes tipos. Alta qualidade de luz em diversas propostas LED desde 2700 K até 4000 K.







First

Informação técnica

Família	Luminária suspensa decorativa
Versões	**TC RD PS** (suspensa saliente) **TC RD PT** (suspendida com calha 3C)
Material	Difusor em policarbonato
Fonte de luz	Lâmpada led de casquilho E27
Fluxo sistema de família	Até 1521 lm
Consumo sistema de família	40 W máximo (convencional)
Óticas e difusores	NÃO
Eficiência do sistema da família	Até 118 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice cromático	< 6 SDCM
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Controlador integrado no corpo da lâmpada
Fator de potência	> 0,90

Possibilidade de regulação	SIM. Por corte de fase ou Hue. Depende da lâmpada que se utilize.
Configurações de controlos disponíveis	NÃO
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cores e texturas diferentes
IP	20
IK	02
Marca CE	SIM
Marca ENEC	NÃO
Taxa de falhas do controlador	NÃO
Vida útil	Até 25 000 h L70
Temperatura de funcionamento	Até +70 °C
Peso	1,2 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspenso, saliente e calha 3C
Outras opções a pedido	Para outras opções use o configurador web: https://pro.mycreation.lighting.philips.com/lighting-solutions/decorative-pendants/first Configurador disponível CPQ: **TCRD00i**

GentleSpace gen4

PHILIPS



GentleSpace gen4 é a solução de iluminação definitiva para ambientes industriais e instalações desportivas interiores. O seu design moderno e plano facilita a instalação, a limpeza e a manutenção. Com uma variedade de possibilidades de montagem e conectores, como o conetor IP65 pré-montado, permite uma instalação rápida e fácil. O seu design robusto permite-lhe resistir a condições adversas em todos os tipos de ambientes.

Também está em conformidade com os princípios da economia circular, dando prioridade à durabilidade e à reciclabilidade. A luminária é fácil de manter e todas as informações estão disponíveis na ponta dos dedos através da aplicação Signify Service Tag por QR. Quer esteja à procura de uma solução fiável do tipo “instalar e esquecer” ou de uma solução que possa ser adaptada e monitorizada após a instalação, a GentleSpace gen4 é a escolha certa para si.





GentleSpace gen4
Versão suspensa



GentleSpace gen4
Versão com lira

Benefícios

- Design robusto, criado para resistir a condições adversas em todos os tipos de ambientes.
- Arquitetura compacta do produto, resistente a grandes impactos (IK08), água e poeiras (IP65).
- Excelente uniformidade da luz e baixo encandeamento para otimizar as condições de trabalho com maior segurança e maior conforto visual.
- Custo total de propriedade atrativo graças à elevada eficácia luminosa (até 189 lm/W), à longa duração (100.000 horas L85) e ao plano de iluminação optimizado, que requer menos luminárias por aplicação.
- Fácil instalação. Arquitetura leve de uma só peça (aproximadamente 20% mais leve do que a geração anterior) com várias opções de montagem para uma instalação flexível numa variedade de ambientes e condições.
- Conectividade Interact Ready para iluminação inteligente.
- Conecte-se à nuvem e descubra outras formas de poupar energia através de uma eficiência optimizada, deteção de movimento e captação de luz natural, bem como melhorias na gestão da iluminação, produtividade e segurança.
- Concebida a pensar na sustentabilidade. Cumpre os critérios de circularidade na iluminação para atingir facilmente os seus objectivos de sustentabilidade.

Características

- Desempenho excecional, com as versões Ultra Efficient (UE, 189 lm/W) e HighEfficiency (HE, 183 lm/W).
- Longa duração de 100 000 horas L85.
- Proteção contra a entrada de pó e água (IP65) e proteção contra impactos (IK08).
- Vasta gama de ópticas (feixe largo, feixe médio, feixe estreito, feixe extra estreito, feixe alto, assimétrico).
- Opções especiais para uma vasta gama de aplicações: versão Xtreme (XT) até 70 °C, Classe I ou II, versão especial para piscinas interiores (SWP), proteção marítima (MSP), opção à prova de bala certificada VDE (BP), versão certificada ATEX 2/22.
- Sistema de montagem amovível para uma instalação fácil, com diferentes opções de montagem e conectores (conetor pré-montado IP65 ou free wire).
- Carcaça robusta em alumínio fundido sob pressão com gestão térmica eficiente e design frontal e traseiro liso para fácil instalação, limpeza e manutenção.
- Acesso à aplicação Signify Service tag com informações de serviço e manutenção.
- Testado contra uma vasta lista de produtos químicos que podem estar presentes em ambientes industriais.

Aplicações

- Instalações de fabrico (desde a indústria alimentar e de bebidas até à indústria pesada)
- Armazéns e centros logísticos
- Instalações desportivas cobertas, piscinas e salas de exposições




GentleSpace gen4

Informação técnica


Luminária industrial suspensa com tecnologia LED, disponível em dois tamanhos, ideal para substituir as campânulas convencionais com lâmpadas HPI de 250W e 400W e HPLN de 400W.
Versões disponíveis até 70.000 lúmenes
Disponíveis versões UltraEfficient, até 189 lm/W
Disponíveis versões Extreme até 70°C (consultar opções)
Também estão disponíveis versões ATEX válidas para a Zona 2 (G) e/ou 22 (D)
Versões especiais para piscinas interiores (revestimento SWP)
Versões de Proteção Especial Marinha (MSP)
Versões para desportos de interior com opções à prova de balística certificadas pela VDE (BP)
Disponíveis versões especiais com fecho PC para a indústria alimentar
Disponíveis versões de emergência autónomas e centralizadas.
Versões resistentes a produtos químicos
Sistemas de controlo integrados (versões BY580X/BY581X): luminária com detetor de presença e de luminosidade (não disponível nas versões ATEX e Xtreme)
Aplicações: armazéns, logística, instalações industriais (disponível certificação IFS para a indústria alimentar), desportos em recintos fechados.

BY580P, BY582P com braço




BY580X: medição total incluindo sensor
747 mm

BY580P, BY582P com suporte de parede




BY580X: medição total incluindo sensor
747 mm

BY580P, BY582P suspenso




BY580X: medida total incluido sensor
719 mm

700S com braço




BY581P, BY583P com braço




BY581X: medição total incluindo sensor
747 mm

BY581P, BY583P com suporte de parede




BY581X: medição total incluindo sensor
747 mm

BY581P, BY583P suspenso



BY581X: medição total incluindo sensor 720 mm

700S suspenso





Família	Philips GentleSpace gen4
Versões	**Standard:** BY580P / BY581P **ATEX:** BY582P / BY583P (Disponível a partir de maio de 2025) **Interact Ready:** BY580X / BY481X
Material	Corpo em alumínio e difusor de vidro (GC) o policarbonato (PC)
Fluxo sistema de família	13.000 lm, 17.000 lm, 20.000 lm, 25.000 lm, 35.000 lm, 49.000 lm e 70.000 lm (2x 35.000 lm)
Consumo sistema de família	De 76 W até 420 W
Óticas e difusores	Óticas Standard: NB / MB / WB / HRO / XNB / ASYM
Eficiência do sistema da família	Até 189 lm/W
Temperatura de cor e restituição cromática	830, 840, 865 e 940 (850 disponível a pedido)
Tensão de linha	220V-240V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões DALI reguláveis (PSD), versões PSD-CLO (PSD com saída Constant Light Output)
Configurações de controlos disponíveis	DIA (DALI-2), PSD (DALI), SIA (Driver Interact ready), PSED/SEIA (DALI-2 ou Interact ready compatível com sistemas de emergência centralizados)
Classe elétrica	I (standard) ou II (configurável)

Cor/acabamento	Prata (RAL 9006). Outras cores RAL disponíveis a pedido
IP	65
IK	07/08
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% em 100.000h
Vida útil	L85 100Khrs
Temperatura de funcionamento	**Standard:** -30 °C a +45 °C; **Xtreme:** -40 °C a +70 °C; **EL:** 0 °C a +25 °C
Peso	De 6,3 Kg a 14,3 Kg
Instalação (tipo de montagem	Conjunto de suspensão em Y (SMT), suporte de montagem no teto (BR), suporte de montagem na parede (MBW)
Outras opções a pedido	Versões para ligação a um sistema central de emergência (equipamento PSED) Versões com horas de emergência autónomas (ELP3, ELD3, ELW3) Versões com fecho de PC para a indústria alimentar Versões resistentes a produtos químicos Versões à prova de bolas (certificadas pela VDE) Versões para instalação em piscinas cobertas (SWP) Versões UltraEfficient (UE) e High Efficiency (HE)
Informações adicionais	Família configurável: **BY580Pi**. Mais informações nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso para cada versão - Gama de temperatura de funcionamento - Nº máximo de luminárias por MCB - Opções de montagem

GentleSpace gen4

Visão geral da gama

Família

BY480P: Standard (pequena)
BY482P: ATEX 2/22 (pequena)
BY481P: Standard (grande)
BY483P: ATEX 2/22 (grande)
BY481X: Interact Ready (grande)

Temperatura de cor

830: Branco frio (3000K, CRI>80)
840: Branco neutro (4000K, CRI>80)
865: Branco quente (6500K, CRI>80)
940: Branco neutro (4000K, CRI>90)
850: Branco neutro (5000K, CRI>80)

Driver

PSU: Não regulável
DIA: DALI-2 regulável
PSD: DALI regulável
SIA: Interact system ready driver
PSED/SEIA: DALI-2 dim ou Interact Ready, DC- luz de emergência compatível
CLO: Saída de luz constante (disponível com todos os drivers, exceto PSU)

Opções Interact Ready

MPH/MPM: Sensor de alimentação da rede elétrica Interact (para luminárias com driver DALI-2)
H4: Sensor Interact SNH210 (para luminárias com driver SIA)
IA9: Antena sem fios Interact

Fluxo luminoso

LED130S: 13.000 lm
LED170S: 17.000 lm
LED200S: 20.000 lm
LED250S: 25.000 lm
LED350S: 35.000 lm
LED490S: 49.000 lm
LED700S: 70.000 lm (2x 35.000lm)



Montagem



SMT: Set suspensão standard



BR: Braço de montagem montado no teto
Código: 910505104643
BY580A BR SI (incl. fasteners)



MBW: Braço de montagem na parede
Código: 910505104644
BY580A MBW SI (incl. fasteners)

Opções de cablagem



Conetor Wieland integrado no corpo



Conector Wieland com cabo (0,5 m, 1 m, 2 m)



Cabo sem conector (0,5 m, 1 m, 2 m)

Cor

SI: Prata (RAL9006)

Difusor

GC: Difusor de vidro temperado
PC: Difusor de policarbonato
Clase
Clase I (standard)
Clase II

Opções

Eficácia standard: 174 lm/W
HE - Alta Eficiência: 183 lm/W
UE - Ultra Eficiente: 189 lm/W

Luz de emergência

ELP3: Emergência PRO (3h, 850lm)
ELD3: Emergência DALI (3h, 850lm)
ELW3: Emergência Interfaz inalámbrica (3h, 850lm)

Características

XT: Extremo (+70°C)
SWP: Proteção de piscina
MSP: Proteção contra o sal marinho
BP: Golpes anti-bola
CHEM: Resistente a produtos químicos

Óticas

NB: Feixe estreito
MB: Feixe médio
WB: Feixe largo
HRO: Corredores ópticos
XNB: Feixe ultra estreito
ASYM: Asimétrico

NOTA[1]: Disponível a pedido.
NOTA: Contacte a Signify para obter mais informações sobre configurações específicas.


KONRADSSONS
KAKEL

CoreLine Campânula G5

PHILIPS

A CoreLine campânula G5 cumpre o compromisso da CoreLine de oferecer luminárias inovadoras, fáceis de usar e de excelente qualidade. Trata-se de uma luminária fiável e de grande eficiência, com uma vida útil muito longa e uma excelente poupança energética e menos manutenção. Ao mesmo tempo, a CoreLine campânula G5 é muito fácil de manusear. A luminária pode ser instalada na rede existente e a ligação elétrica é simples: não é necessário abrir a luminária graças ao seu conector externo IP65 estanque. A CoreLine campânula G5 possui dois feixes de luz disponíveis: estreito e largo, pelo que o projeto de iluminação pode ser ajustado a necessidades precisas. Esta gama inclui igualmente luminárias Interact Ready, com comunicação sem condutores integrada e sensores de movimento e luminosidade incorporados na própria luminária. Assim, a gama CoreLine campânula G5 está pronta a usar com qualquer sistema de iluminação conectada Interact.







Versões PSU e PSD



Versões Interact Ready

Beneficios

- Poupança nos custos de manutenção e de energia
- Instalação fácil: conector externo IP65 e gancho de suspensão único.
- Braço de montagem saliente opcional para maior flexibilidade
- Ideal para projetos de iluminação geral, com um design robusto e um elevado índice de resistência à água e ao pó (IP65).
- Quatro tipos de produtos: BY121P, BY122P, BY120P e BY122X

Características

- Longa vida útil e alta eficiência: 50 000 horas L85
- Até 160 lm/W
- Variedade de aberturas de feixe: estreito e largo, para reduzir o encandeamento sem necessidade de acessórios adicionais
- Corpo em alumínio fundido moderno e de grande qualidade
- Montagem com um só ponto através de gancho e bloco de terminais elétricos externo IP65 pré-montado
- Versões opcionais disponíveis: regulação DALI, conectividade sem fios integrada (Interact Ready)

Aplicaciones

- Fábricas e linhas de produção
- Armazéns e centros de logística
- Salões de exposições e áreas de tetos altos



Detalles del producto






CoreLine Campânula G5

Informação técnica


Campânula industrial com tecnologia LED com poupanças energéticas de até 58%. Disponível em 3 tamanhos:
- BY120P - versão pequena, 10 000 lm e 15 000lm.
- BY121P - versão média, 20 000 lm.
- BY122P - versão grande, 25 000 lm e 30 000 lm.
- BY122X - versão Interact ready

Disponível com regulação (PSD)
Disponíveis nas versões Interact ready para iluminação conectada
2 óticas disponíveis: feixe largo (WB) e feixe estreito (NB)
Aplicações: armazéns, logísticas, instalações industriais, indústrias alimentares (certificado IFS)




Versões PSU e PSD

Descrição	Lm	W	D	H
BY120P G5 LED105S PSU	10500	67	290	90
BY120P G5 LED150S PSU	15000	95	290	90
BY121P G5 LED200S PSU	20000	126	330	99
BY122P G5 LED250S PSU	25000	157	393	99
BY122P G5 LED300S PSU	30000	192	393	99
BY121P G5 LED105S PSD	10500	72	330	99
BY121P G5 LED150S PSD	15000	102	330	99
BY121P G5 LED200S PSD	20000	134	330	99
BY122P G5 LED250S PSD	25000	168	393	99
BY122P G5 LED300S PSD	30000	205	393	99



Acessórios



Versões Interact Ready

Descrição	Lm	L	W	H
BY122X G5 LED105S SIA H4	10500	530	393	99
BY122X G5 LED200S SIA H4	20000	530	393	99
BY122X G5 LED250S SIA H4	25000	530	393	126
BY122X G5 LED300S SIA H4	30000	530	393	126

Família	Philips Coreline Campânula G5
Versões	**BY120P** - versão pequena **BY121P** - versão média **BY122P** - versão grande
Material	Corpo em alumínio fundido, tampa e óticas de policarbonato
Fluxo sistema de família	**BY120P**: 10 000 lm e 15 000 lm **BY121P**: 20 000 lm **BY122P**: 25 000 lm e 30 000 lm
Consumo sistema de família	**BY120P**: até 102 W (de acordo com as versões) **BY121P**: até 134 W (de acordo com as versões) **BY122P**: até 205 W (de acordo com as versões)
Óticas e difusores	Feixe largo WB e feixe estreito NB
Eficiência do sistema da família	Até 160 lm/W
Temperatura de cor	4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	80
Índice cromático	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Philips
Fator de potência	>0,95
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões Interact ready para iluminação conectada

Configurações de controlo disponíveis	DALI, versões com sensor SNHR210 para Interact Pro System
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza
IP	65
IK	08
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5 % a las 50 000 h
Vida útil	L85 50 000 h
Temperatura de funcionamento	-30°C a +50 °C
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa: gancho de suspensão incluído. Suporte para montagem saliente (pedir como acessório em separado)
Acessórios	Suporte para montagem no teto: BY121Z G5 BR L200
Informação adicional	Mais informações nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB



CoreLine Campânula G5

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 50.000h L85 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]	
Versões não reguláveis						
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67	10500	4000	236,00	●
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67	10500	4000	236,00	●
911401630008	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67	10500	6500	236,00	●
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67	10500	6500	236,00	●
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95	15000	4000	269,00	●
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95	15000	4000	269,00	●
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126	20000	4000	314,00	●
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126	20000	4000	314,00	●
911401630208	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126	20000	6500	314,00	●
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126	20000	6500	314,00	●
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157	25000	4000	403,00	●
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157	25000	4000	403,00	●
911401631008	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157	25000	6500	403,00	●
911401631108	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157	25000	6500	403,00	●
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192	30000	4000	448,00	●
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192	30000	4000	448,00	●
Versões reguláveis						
911401629608	BY120P G5 LED105/840 PSD NB	72	10500	4000	342,00	●
911401629708	BY120P G5 LED105/840 PSD WB	72	10500	4000	342,00	●
911401630408	BY120P G5 LED105S/865 PSD NB	72	10500	6500	342,00	●
911401630508	BY120P G5 LED105S/865 PSD WB	72	10500	6500	342,00	●
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102	15000	4000	371,00	●
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102	15000	4000	371,00	●
911401629808	BY121P G5 LED200/840 PSD NB	134	20000	4000	403,00	●
911401629908	BY121P G5 LED200/840 PSD WB	134	20000	4000	403,00	●
911401630608	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134	20000	6500	403,00	●
911401630708	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134	20000	6500	403,00	●
911401631208	BY122P G5 LED250/840 PSD NB	168	25000	4000	583,00	●
911401631308	BY122P G5 LED250/840 PSD WB	168	25000	4000	583,00	●
911401631408	BY122P G5 LED250/865 PSD NB	168	25000	6500	583,00	●
911401631508	BY122P G5 LED250/865 PSD WB	168	25000	6500	583,00	●
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205	30000	4000	627,00	●
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205	30000	4000	627,00	●
Versões com sensor SNHR200 para Interact Pro System						
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	68	10500	4000	583,00	●
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	68	10500	4000	583,00	●
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133	20000	4000	627,00	●
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133	20000	4000	627,00	●
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166	25000	4000	829,00	●
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166	25000	4000	829,00	●
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203	30000	4000	852,00	●
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203	30000	4000	852,00	●
Acessórios						
Braçadeira de montagem no teto						
911401633208	BY121Z G5 BR L200				45,00	●
Acessório para varão roscado						
911401501071	BY570Z Pipe accessory				12,00	●



CoreLine Campânula G5

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 50.000h L85 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)


办理乘机手续 Check-in A B C D
团体办理乘机手续 Group Check-in E F
问询 Enquiry
餐饮 Restaurant
商场 Shopping
卫生间 Toilet

CoreLine Campânula G6 Novidade PHILIPS

Cumpre a promessa CoreLine de iluminação de elevada qualidade, inovadora e fácil de usar. Com um design redefinido e atrativo, a CoreLine Highbay Gen6 é uma luminária fiável, altamente eficiente e com uma vida útil muito longa. Oferece iluminação sem cintilação, grandes poupanças energéticas e menor necessidade de manutenção do que luminárias comparáveis.

A CoreLine Campânula G6 é também muito fácil de instalar. Pode ser montada na infraestrutura existente. As ligações elétricas são simples, com um conector externo IP65 que evita abrir a luminária. Com uma seleção de feixes estreitos e amplos, pode ajustar o projeto de iluminação às necessidades específicas. A gama inclui versões Interact Ready. Com comunicações sem fios integradas e sensores de movimento e luz natural integrados.







Versões PSU e PSD



Versões Interact Ready

Detalhes do produto













Benefícios

- Poupança de energia com versões UltraEfficient.
- Instalação fácil em múltiplas aplicações: gancho de suspensão, conector externo, braço de montagem adicional.
- Ideal para aplicações gerais, com design robusto e elevada proteção contra poeira e água (IP66 e IP65).

Características

- Longa vida útil e alta eficiência: 100 000 horas L70.
- Alta eficácia: versões standard até 183 lm/W, versões UltraEfficient até 196 lm/W.
- Feixes estreitos e amplos.
- Baixo encandeamento sem necessidade de acessórios adicionais.
- Design atrativo e sustentável, com corpo em alumínio fundido de alta qualidade e elevada durabilidade.
- Montagem com um só ponto através de gancho e bloco de terminais elétricos externo IP65 pré-montado.
- Versões opcionais disponíveis: regulação DALI, conectividade sem fios integrada (Interact Ready).

Aplicações

- Fábricas e linhas de produção
- Armazéns e centros de logística
- Salões de exposições e áreas de tetos altos




CoreLine Campânula G6 Novidade


Informação técnica


CE | UK CA | GLOW WIRE 650°C | máx. +45°C -30°C mín. | máx. +50°C -40°C mín. | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP66 | IK08 | LIFETIME @L70 100K h | D

Campânula industrial industrial com tecnologia LED com versões Ultra Efficiency até 196 lm/W. Disponível em 3 tamanhos:
- BY120P - versão pequena, 10 000 lm, 15 000 lm e 20 000 lm.
- BY121P - versão média, 25 000 lm e 28 000 lm.
- BY122P - versão grande, 30 000 lm, 35 000 lm e 40 000 lm.
- BY120X/BY121X/BY122X- versões Interact prontas

Disponível com regulação (PSD)
Disponíveis nas versões Interact ready para iluminação conectada
2 óticas disponíveis: feixe largo (WB) e feixe estreito (NB)
Aplicações: armazéns, logísticas, instalações industriais, indústrias alimentares (certificado IFS)







Versões PSU e PSD

Descrição	Lm	CCT(K)	Optics	W	D	H	Kg
BY120P G6 LED100 PSD	10000			55	350	95	3,4
BY120P G6 LED150 PSD	15000			82	350	95	3,4
BY120P G6 LED200 PSD	20000			110	350	95	3,4
BY121P G6 LED250 PSD	25000			137	430	95	4,4
BY121P G6 LED280 PSD	28000			153	430	95	4,4
BY122P G6 LED300 PSD	30000		168	480	109	6,4	
BY122P G6 LED350 PSD	35000	4000/6500	WB/NB	196	480	109	6,4
BY122P G6 LED400 PSD	40000		222	480	109	6,4	
BY120P G6 LED100 PSU	10000			51	350	95	2,6
BY120P G6 LED150 PSU	15000			78	350	95	2,6
BY120P G6 LED200 PSU	20000		105	350	95	2,6	
BY121P G6 LED250 PSU	25000			130	430	95	3,6
BY121P G6 LED300 PSU	30000		150	430	95	3,6	
BY122P G6 LED350 PSU	35000			184	480	109	4,3
BY122P G6 LED400 PSU	40000		210	480	109	4,3	

Acessórios

Versões Interact Ready


Descrição	Lm	CCT(K)	Optics	W	D	H	Kg
BY120X G6 LED100 SIA	10000			55	350	138	3,5
BY120X G6 LED150 SIA	15000			82	350	138	3,5
BY120X G6 LED200 SIA	20000			110	350	138	3,5
BY121X G6 LED250 SIA	25000	4000/6500	WB/NB	137	430	138	4,5
BY121X G6 LED280 SIA	28000			153	430	138	4,5
BY122X G6 LED300 SIA	30000		168	480	151	6,6	
BY122X G6 LED350 SIA	35000			196	480	151	6,6
BY122X G6 LED400 SIA	40000		222	480	151	6,6	



Família	Philips Coreline Campânula G6
Versões	**BY120P** – versão pequena **BY121P** – versão média **BY122P** – versão grande
Material	Corpo em alumínio fundido, tampa e óticas de policarbonato
Fluxo sistema de família	**BY120P**: 10 000 lm, 15 000 lm e 20 000 lm **BY121P**: 25 000 lm e 28 000 lm **BY122P**: 30 000 lm, 35 000 lm e 40 000 lm
Consumo sistema de família	**BY120P**: até 102 W (de acordo com as versões) **BY121P**: até 134 W (de acordo com as versões) **BY122P**: até 205 W (de acordo com as versões)
Óticas e difusores	Feixe largo WB e feixe estreito NB
Eficiência do sistema da família	Versões standard até 183 lm/W Versões ultraeficientes até 196 lm/W
Temperatura de cor	4000K e 6500K (consultar)
Índice de restituição cromática	80
Índice cromático	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Philips
Fator de potência	>0,95
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões Interact ready para iluminação conectada

Configurações de controlo disponíveis	DALI, versões com sensor SNHR210 para Interact Pro System
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza
IP	65
IK	08 (06 versões com sensor)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5 % a las 50 000 h
Vida útil	L80 75Khrs; L70 100Khrs
Temperatura de funcionamento	-40°C a +50°C Versões do sensor: -30°C a +45°C
Instalação (tipo de montagem)	Montagem suspensa: gancho de suspensão incluído. Suporte para montagem saliente (pedir como acessório em separado)
Acessórios	Suporte para montagem no teto: BY121Z G6 BR L300
Informação adicional	Mais informações nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Gama de temperatura de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB - Classe energética

CoreLine Campânula Gen6. Visão geral da gama





CoreLine Campânula G6 Novidade

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 100.000h L70 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões não reguláveis de ultra eficiência					
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	51	10000	4000	263,00
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	51	10000	4000	263,00
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	78	15000	4000	274,00
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	78	15000	4000	274,00
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	105	20000	4000	316,00
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	105	20000	4000	316,00
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	130	25000	4000	400,00
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	130	25000	4000	400,00
911401556245	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	150	30000	4000	442,00
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	150	30000	4000	442,00
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	184	35000	4000	474,00
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	184	35000	4000	474,00
911401557245	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	210	40000	4000	505,00
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	210	40000	4000	505,00
Versões reguláveis DALI					
911401553745	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	55	10000	4000	347,00
911401553445	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	55	10000	4000	347,00
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	82	15000	4000	368,00
911401554045	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	82	15000	4000	368,00
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	110	20000	4000	400,00
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	110	20000	4000	400,00
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	137	25000	4000	526,00
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	137	25000	4000	526,00
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	153	28000	4000	579,00
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	153	28000	4000	579,00
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	196	35000	4000	632,00
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	196	35000	4000	632,00
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	222	40000	4000	684,00
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	222	40000	4000	684,00
Versões com sensor SNHR200 para Interact Pro System					
911401553845	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	55	10000	4000	553,00
911401553545	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	55	10000	4000	553,00
911401554445	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	82	15000	4000	579,00
911401554145	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	82	15000	4000	579,00
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	110	20000	4000	589,00
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	110	20000	4000	589,00
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	137	25000	4000	632,00
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	137	25000	4000	632,00
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	153	28000	4000	632,00
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	153	28000	4000	632,00
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	196	35000	4000	868,00
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	196	35000	4000	868,00
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	222	40000	4000	895,00
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	222	40000	4000	895,00
Acessórios					
Braçadeira de montagem no teto					
911401558745	BY121Z G6 BR L300				42,00



CoreLine Campânula G6 Novidade

Tabela de preços

4000/6500 | LED | 100.000h L70 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)

Pacific LED gen5

PHILIPS



A Pacific LED gen5 é uma luminária LED estanque inovadora e de alta qualidade que se destaca pelo ótimo rendimento. Cumpre os exigentes requisitos das indústrias rigorosas e atuais. É uma luminária muito robusta, compacta e fiável com excelente qualidade de luz. Além do mais, foi concebida com a economia circular em mente, o que significa que estas luminárias totalmente reparáveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida global.

Para tornar a Pacific LED gen5 ainda mais completa, a integração do sistema com o Interact Pro oferece oportunidades adicionais para uma eficiência otimizada, poupança energética, bem como melhorias na gestão da luz, produtividade e segurança.



Benefícios

- Longa vida útil que oferece maior tranquilidade relativamente à instalação de iluminação.
- Reduz o investimento em manutenção graças à facilidade de assistência e de substituição de peças em virtude da modularidade.
- Adequada para aplicações industriais dada a sua ampla cobertura, incluindo a indústria alimentar, indústrias pesadas e químicas, indústria automóvel, parques de estacionamento e armazéns.
- Pode ser integrada numa instalação de iluminação conectada do Interact para otimizar as operações e maximizar a poupança de energia e as informações.

Características

- Elevada eficiência energética e longa vida útil: até 160 lm/W e vida útil até 100 000 horas L80.
- Arquitetura de produtos robusta e compacta, com elevada proteção contra a água e o pó (IP66), combinada com um elevado grau de proteção mecânica (IK08).
- Vasto leque de aplicações com um grande fluxo luminoso (até 15 000 lúmenes) e opções de óticas, juntamente com materiais de alta qualidade resistentes a produtos químicos.
- Grande uniformidade, controlo de encandeamento e distribuição de luz sem artefactos.
- Instalação e manutenção sem complicações.

Aplicações

- Armazéns, garagens e parques de estacionamento, indústria automóvel, indústria pesada e indústria alimentar (certificação IFS, HACCP, BRC).



Versões standard



Versões Extreme





Detalhes do produto




Pacific LED gen5

Informação técnica


IP66 | IK08 | 60 cm | LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | GLOW WIRE 850°C | LIFETIME L80 100K h | W2690C máx. +45°C -25°C mín. | W2695C máx. +60°C -35°C mín. | UK CA

Luminária estanque com tecnologia LED muito robusta, compacta e fiável. Disponível em quatro tamanhos, ideal para substituir luminárias estanques tradicionais com lâmpadas fluorescentes.
- Qualidade de luz superior, sem artefactos e com uma luz homogénea
- Resistente a químicos
- Grande variedade de óticas e fluxos (até 15 000 lm)
- Elevada eficiência: até 160 lm/W
- Concebida para a economia circular (luminária reparável)
- Diversas opções de cablagem e ligação: encaixe e WAGO (padrão). Wieland (opcional). Ligação de passagem (opcional)
- Versões disponíveis para integração com o sistema Interact Pro
- Estão disponíveis versões com emergência autónoma 3h (ELP3, ELD3 e ELW3)
- Versões ATEX 2/22 e Extreme (-35 °C a +55/60 °C)
- Versões PCO (tubo opalizado)

Aplicações: armazéns, garagens e parques de estacionamento, indústria automóvel, indústria pesada e indústria alimentar (certificação IFS, HACCP, BRC).



Luminária	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso máx
WT490C L700 (TC5)	360-260	660	686	1,6
WT490C L1200 (TC5)	920-720	1221	1248	2,4
WT490C L1600 (TC5)	1300-1100	1601	1628	3,0
WT490C L1800 (TC5)	1480-1080	1783	1810	3,2




Luminária	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso máx
WT490C L1200 T	920-720	1224	1278	2,8
WT490C L1600 T	1300-1100	1601	1654	3,4
WT490C L1800 T	1480-1080	1785	1838	3,6

Família	Philips Pacific LED Gen5
Material	Corpo e tampa de policarbonato Grampos de aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**L700**: 2300 lm **L1200**: 4200 lm, 6400 lm, 8000 lm e 10000 lm **L1600**: 4200 lm, 6400 lm y 8000 lm **L1800**: 8000 lm, 10000 lm, 12000 lm e 15000 lm
Consumo sistema de família	De 15,2 W até 97,0 W (consoante a versão)
Óticas e difusores	Feixe estreito (NB-HRO), feixe largo (WB), feixe extra-largo (VWB) e tubo de opala (PCO*)
Eficiência do sistema da família	Até 160lm/W
Temperatura de cor	4000 K, 3000 K (6500 K disponíveis a pedido)
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,95
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	Regulação DALI (PSD), Driver Sensor Ready para Sistema InterAct (SIA)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH
IP	66
IK	08
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	10% às 100 Khrs
Vida útil	L80 100 Khrs
Temperatura de funcionamento	Versões standard: -25 °C a +45 °C Versões extremas: -35 °C a +55/60 °C
Peso	De 1,6 a 3,6 Kg (consoante a versão)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície através de grampos (incluídos) Para montagem na parede, na vertical e/ou na horizontal, é necessário utilizar um conjunto especial de parafusos e porcas (não incluído) WT470Z SCREW-VP SET (10PCS)
Informações adicionais	Família configurável: WT490Ci Mais informações nas instruções de montagem: - Consumo para cada versão - Peso - Gama de temperaturas de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB

Pacific LED gen5

Visão geral da gama



Tipos
- Pacific Performer Gen5 (WT490C)
- Pacific Performer Gen5 – ATEX (WT492C)
- Pacific Performer Gen5 – Xtreme temp (WT495C)

Temperatura de cor
- 3000K (Warm White)
- 4000K (Neutral White)
- 6500K (Cool White)

Óticas
- NB-HRO – Narrow beam
- WB – Wide beam
- VWB – Very wide beam
- PCO – Opal tube
- O – Opal lens

Classe
- CLI – Classe I (standard)
- CLII – Classe II

Sobretensões
- N – Standard 2kV
- SRG4 – 4kV

CRI80

Opções de cablagem
- TW1 – 1 fase através da cablagem
- TW3 – 3 fases através de cablagem
- TCW5 – Cablagem de passagem (cablagem em loop), 5 polos
- TW1x2,5 – 1 fase através de cablagem, 2,5 mm²
- TW3x2,5 – Cablagem passante trifásica, 2,5mm2

Drivers
- PSU – Standard (Non-dimmable)
- PSD – DALI dimming
- PSD-CLO – PSD with Constant Light Output
- PSED – DALI dimming, DC compatible
- PSED-CLO – PSED with Constant Light Output
- SIA – InterAct/ Sensor ready wireless
- SIA-CLO – SIA with Constant Light Output
- SEIA – InterAct SR wireless + DC EL
- SEIA-CLO – SEIA with Constant Light Output

Controles
- IA9 – Antena InterAct bluetooth (SC100)
- H4 – Sensor de movimento integrado (SNH210)
- H4S – Sensor de movimento integrado (SNH210) montado na lateral
- MPS-DALI – Sensor interact para drivers DALI

Pacotes de iluminação
- 2300 lm
- 3500 lm
- 4200 lm
- 6400 lm
- 8000 lm
- 10000 lm
- 12000 lm
- 15000 lm

Tamanhos
- L700
- L1200
- L1600 [*no para WT495C]
- L1800

IP66/ IK08

Conector
- W5 – Polos Wieland com cabo de 30 cm
- WA7 – Wago push-in 7 polos
- PI3 – Push-in 3 polos
- PI5 – Push-in 5 polos
- PI7 – Push-in 7 polos (5+2)
- WEC3 – Conector externo à prova de água 3 polos
- WEC5 – Conector externo à prova de água 5 polos


Emergência
- ELP3 – TrustSight Pro (3h, 500 lm)
- ELD3 – TrustSight DALI (3h, 500 lm)
- ELW3 – TrustSight DALI (3h), Wireless InterAct connected (500lm)
- Emergência centralizada (CC)

Sensores e conectores



Sensores
- Na tampa traseira -> H4
- Na lateral -> H4S

Conectores



Push-in
*Até 7 cabos (5+2 conectores de encaixe)



WAGO
*Até 7 cabos

Wieland
*até 5 fios, 7 fios via ETO)

Prensa-cabo



M20



M25

Pacific LED gen5 Value

PHILIPS



A Pacific LED Gen5 Value é uma luminária LED estanque inovadora e de alta qualidade que se destaca pelo ótimo rendimento. Cumpre os exigentes requisitos das indústrias rigorosas e atuais. É uma luminária muito robusta, compacta e fiável com excelente qualidade de luz. Além do mais, foi concebida com a economia circular em mente, o que significa que estas luminárias totalmente reparáveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida global.

Destacam-se pela instalação rápida e simples, que facilita a cablagem e diversas opções de ligação e montagem. Mas também pelo custo total de propriedade, a eficiência energética e a facilidade de manutenção, com um mínimo de perturbação das operações em aplicações exigentes.



Benefícios

- Longa vida útil que oferece maior tranquilidade relativamente à instalação de iluminação.
- Reduz o investimento em manutenção graças à facilidade de assistência e de substituição de peças em virtude da modularidade.
- Adequada para aplicações industriais dada a sua ampla cobertura, incluindo a indústria alimentar, indústrias pesadas e químicas, indústria automóvel, parques de estacionamento e armazéns.
- Pode ser integrada numa instalação de iluminação conectada do Interact para otimizar as operações e maximizar a poupança de energia e as informações.

Características

- Elevada eficiência energética e longa vida útil: até 140 lm/W e vida útil até 100 000 horas L80.
- Arquitetura de produtos robusta e compacta, com elevada proteção contra a água e o pó (IP66), combinada com um elevado grau de proteção mecânica (IK08).
- Vasto leque de aplicações com um grande fluxo luminoso e opções de óticas, juntamente com materiais de alta qualidade resistentes a produtos químicos.
- Grande uniformidade, controlo de encandeamento e distribuição de luz sem artefactos.
- Instalação e manutenção sem complicações.

Aplicações

- Armazéns, garagens e parques de estacionamento, indústria automóvel, indústria pesada e indústria alimentar (certificação IFS, HACCP, BRC).



Versões standard



Detalhes do produto



Pacific LED gen5 Value


Informação técnica

LEDs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP66 | IK08 | UK CA


min. 60 cm | GLOW WIRE 650°C | LIFETIME L80B50 100K h | máx. +45°C -25°C mín. | D

Luminária estanque com tecnologia LED muito robusta, compacta e fiável. Disponível em três tamanhos, ideal para substituir luminárias estanques tradicionais com lâmpadas fluorescentes.
- Qualidade de luz superior, sem artefactos e com uma luz homogénea
- Resistente a químicos
- Grande variedade de óticas e fluxos (até 10 700 lm)
- Elevada eficiência: até 140 lm/W
- Concebida para a economia circular (luminária reparável)
- Diversas opções de cablagem e ligação: encaixe e ligação de passagem (opcional)
- Estão disponíveis versões com emergência autónoma 3h (ELB3)
- Versões PCO (tubo opalizado)

Aplicações: armazéns, garagens e parques de estacionamento, indústria automóvel, indústria pesada e indústria alimentar (certificação IFS, HACCP, BRC).



Luminária	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso máx
WT475C L1200 (TCS)	920-720	1221	1248	2,2
WT475C L1600 (TCS)	1300-1100	1601	1628	2,9
WT475C L1800 (TCS)	1480-1080	1783	1810	3,1



Luminária	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso máx
WT475C L1200 T	920-720	1224	1278	2,6
WT475C L1600 T	1300-1100	1601	1654	3,3
WT475C L1800 T	1480-1080	1785	1838	3,5

Família	Philips Pacific LED gen5 Value
Material	Corpo e tampa de policarbonato Grampos de aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**L1200**: 4.200 lm e 7.200 lm **L1600**: 4.200 lm e 7.200 lm **L1800**: 6.200 lm e 10.700 lm
Consumo sistema de família	De 31,5 W até 81,0 W (consoante a versão)
Óticas e difusores	Feixe estreito (NB-HRO), feixe largo (WB), feixe extra-largo (VWB) e tubo de opala (PCO)
Eficiência do sistema da família	Até 145 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,98
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	Regulação DALI (PSD)

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH
IP	66
IK	08
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% às 100Khrs
Vida útil	L80 10Khrs
Temperatura de funcionamento	Versões standard: -25°C a +45 °C
Peso	De 2,2 a 3,5Kg (consoante a versão)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície através de grampos (incluídos) Para montagem na parede, na vertical e/ou na horizontal, é necessário utilizar um conjunto especial de parafusos e porcas (não incluído) WT470Z SCREW-VP SET (10PCS)
Informações adicionais	Família configurável: WT475Ci Mais informação adicional nas instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Intervalo de temperaturas de funcionamento



Pacific LED gen5 Value

Versão	Comprimento (mm)	Fluxo	T.Cor (K)	Driver	Ótica	Classe	Cabeamento de passagem	Emergência	Conetor
WT475C	1800	**LED62S** (6200lm) **LED107S** (10700lm)	**840** 4000K, CRI>80	**PSU** Não regulável **PSD** Driver DALI **SIA** Driver Sensor ready InterAct	**NB** Feixe estreito **WB** Feixe largo **VWB** Feixe muito largo **O** Lentes **PCO** Difusor opalizado	**CLI** Clase I	**TW1** Cabeamento de passagem 1 fase	**ELP3** Emergência 3h Pro Vers 500lm	**PI5** Set connectores M&F 5 pólos **PI7** Set connectores M&F 7 pólos

NOTA: Contate a Signify para obter mais informações sobre configurações específicas

CoreLine Estanque gen3 Novidade PHILIPS



A CoreLine Estanque cumpre a promessa CoreLine, oferecendo luminárias inovadoras, de elevada qualidade e fáceis de utilizar. A sua arquitetura fiável e reconhecida estabelece um novo padrão de instalação e sustentabilidade. Graças a um conector externo pré-montado opcional, a ligação é rápida e simples. Além disso, o seu design eficiente proporciona grande flexibilidade, com kits de emergência conectáveis e definições All-in, permitindo efetuar ajustes no local para responder melhor a diferentes condições de aplicação.



Benefícios

- Instalação e manutenção rápidas e sem complicações.
- Design robusto e fiável (IK08) para todo o tipo de projetos, com máxima proteção contra água e pó (IP66). Desempenho seguro em qualquer ambiente.
- Design orientado para a sustentabilidade, com peças substituíveis, embalagem monomaterial em papel e acesso à aplicação Signify Service Tag, que disponibiliza facilmente informações sobre reparação e manutenção.
- Conectividade Interact Ready: a solução perfeita para iluminação inteligente e uma colocação em funcionamento rápida e sem complicações.

Características

- Longa vida útil de 100 000 horas L80, com garantia de 5 anos.
- Elevada eficácia: versões standard até 160 lm/W e versões UltraEfficient de 185 lm/W.
- Versões all-in: varias combinaciones de Fluxos y/o temperaturas de color en una sola luminaria (opcional).
- Conector externo estanque pré-montado (opcional) para maior segurança, deslizadores longos para facilitar o ajuste, clipes de fecho de abertura rápida, ligações elétricas sem ferramentas e um design concebido para uma instalação simples e flexível.
- Compromisso com a sustentabilidade: opção de corpo fabricado com material reciclado pós-consumo e disponibilidade de peças de substituição essenciais (driver, placas LED e difusor) para prolongar a vida útil do produto.
- Opções avançadas para iluminação inteligente: regulação DALI, conectividade sem fios integrada (Interact Ready), sensores de movimento integrados com função de regulação e agrupamento (MDU), iluminação de emergência (com baterias) e cablagem de passagem de 1 e 3 fases (TW1/3).

Aplicações

- Garagens e parques de estacionamento
- Armazéns
- Iluminação geral

Detalhes do produto







CoreLine Estanque gen3 Novidade


Informação técnica



Luminária estanque com tecnologia LED disponível em três tamanhos, ideal para substituir as luminárias estanques tradicionais com lâmpadas fluorescentes até 58W.
Fluxos do sistema: até 12.000 lúmens e eficácias até 185 lm/W (Versões Ultraeficientes).
2 ópticas disponíveis: difusor transparente e feixe largo (WB) ou difusor opalino (PCO)
Estão disponíveis as seguintes versões:
- Equipamento regulável DALI
- Kit integrado de emergência autónomo de 3 horas (ELB/ELD/ELP3) e kit EL
- Versões TW (através de cablagem)
- Versões com conector WEC (Conector externo estanque (para uma instalação mais rápida sem necessidade de abrir a luminária)
- Versões Interact Ready para iluminação ligada
- Versões com sensor de movimento autónomo (MDU) com função reguladora e de agrupamento
- Versões All-in: diversas combinações de fluxos luminosos e/ou temperaturas de cor numa única luminária.

Aplicações: armazéns, garagens e parques de estacionamento sob abrigos, indústria em geral e indústria alimentar (certificado IFS, HACCP, BRC)

Avisos e segurança
- Não instalar a luminária em locais onde esteja exposta a grandes quantidades de gorduras, especialmente óleo mineral e destilados (petróleo), ou óleos nafténicos pesados tratados com hidrogénio.
- Este produto não é adequado para zonas de armazenamento frias e húmidas, especialmente onde existam gradientes de temperatura acentuados, como saídas de ventilação, portas, etc., por exemplo em câmaras frigoríficas.
- Não instalar a luminária em locais onde esteja exposta à luz solar direta. A radiação UV degradará o material ao longo do tempo, provocando a perda de estanquidade e do grau de proteção IP65.
- Não instalar a luminária em locais onde esteja exposta a gorduras de origem animal, óleos —especialmente óleos alimentares ou minerais e respetivos destilados (petróleo)—, óleos nafténicos pesados tratados com hidrogénio, nem em aplicações em piscinas (presença de cloro) ou instalações de lavagem de veículos (devido à presença de produtos químicos e/ou sais).



PSU/PSD

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E mín	E máx	F	Nº clips
WT120C G3 L600	76	665	80	38	308	512	85	6
WT120C G3 L1200		1215			538	1062		10
WT120C G3 L1500		1515			838	1362		12

WEC3

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E mín	E máx	F	Nº clips
WT120C G3 WEC3 L1200	76	1240	80	38	538	1062	85	10
WT120C G3 WEC3 L1500		1540			838	1362		12

PSU TW3/PSD TW1/PSD TW3

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E mín	E máx	F	Nº clips
WT120C G3 TW3/TW1 L600	76	685	80	38	308	512	85	6
WT120C G3 TW3 L1200		1235			538	1062		10
WT120C G3 TW3 L1500		1535			838	1362		12

WEC3 TW1

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E mín	E máx	F	Nº clips
WT120C G3 WEC3 TW1 L1200	76	1285	80	38	538	1062	85	10
WT120C G3 WEC3 TW1 L1500		1585			838	1362		12

Família	Philips CoreLine Estanque gen3
Material	Corpo e tampa de policarbonato de alta qualidade Grampos de aço inoxidável
Fluxo sistema de família	**Versões L600: 20S**= 2000 lm **Versões L1200: 27S**= 2700 lm; **40S**= 4000 lm; **60S**= 6000 lm; **80S**= 8000 lm **Versões L1500: 34S**= 3400 lm; **60S**= 6000 lm; **80S**= 8000 lm; **100S**= 10000 lm; **120S**= 12000 lm
Consumo sistema de família	De 13 W até 75 W
Óticas e difusores	Feixe largo WB e tubo de opala* (PCO)
Eficiência do sistema da família	Até 160 lm/W versões standard > 185 lm/W versões de Ultra Eficiência (UE)
Temperatura de cor	4000 K (3000 K e 6500 K configuráveis, a partir de setembro de 2026)
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Versões com regulação DALI (PSD), versões compatíveis com WiA Interact para iluminação ligada.

Configurações de controlo disponíveis	DALI, sensor de movimento integrado** (MDU)
Emergência	EL kit (ELP_ELB), TrustSight ELB/ELD/ELP3, EL DC (incl ENEC)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza claro
IP	66
IK	08
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	10% em 100.000 horas
Vida útil	L80 100Khrs; L90 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20°C a +40°C (dependendo da versão)
Peso	De 0,75 a 1,92 Kg
Instalação (tipo de montagem)	Âncoras de fixação ao tejadilho e ganchos de suspensão (incluídos).
Informações adicionais	Informações adicionais nas instruções de montagem: - Classe energética da fonte de luz - Peso - Gama de temperatura de operação - Número máximo de luminárias por disjuntor



CoreLine Estanque gen3 Novidade

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000/6500 | LED | 100.000h L80 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões não reguláveis					
33305699	WT120C G3 20S/840 PSU L600	13	2000	4000	74,00
33311799	WT120C G3 40S/840 PSU L600	25		4000	91,00
33306399	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17		4000	96,00
33308799	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	25		4000	101,00
33312499	WT120C G3 60S/840 PSU L1200	37,5		4000	107,00
33313199	WT120C G3 80S/840 PSU L1200	50		4000	124,00
33307099	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	21,5		4000	124,00
33309499	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	37,5		4000	124,00
33310099	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50		4000	135,00
33314899	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	62,5		4000	157,00
33315599	WT120C G3 120S/840 PSU L1500			4000	180,00
Versões de ultra eficiência					
35997100	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22,5		4000	113,00
35998800	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32		4000	135,00
35999500	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74		4000	168,00
39000400	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44		4000	168,00
39001100	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44		4000	180,00
Versões multiFluxo					
33346999	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	25		4000	96,00
39006600	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	25		4000	118,00
33344599	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	28,5		4000	107,00
39012700	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	28,5		4000	107,00
39014100	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	28,5		4000	107,00
33348399	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	28,5		4000	129,00
33345299	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	37,5		4000	129,00
33347699	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	50		4000	140,00
39013400	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	37,5		4000	129,00
39015800	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	37,5		4000	129,00
33350699	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	75		4000	185,00
33349099	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	50		4000	163,00
Versões MultiFluxo e com múltiplas temperaturas de cor (830/840)					
33366799	WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	28,5		3000/4000	129,00
33367499	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	37,5		3000/4000	152,00
Versões reguláveis					
35990200	WT120C G3 40S/840 PSD L600	25		4000	113,00
33336099	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37,5		4000	140,00
35991900	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50		4000	152,00
33339199	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50		4000	168,00
35992600	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75		4000	202,00



CoreLine Estanque gen3 Novidade

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000/6500 | LED | 100.000h L80 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões WIA – Interact Pro Ready					
35993300	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50		4000	191,00
35994000	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50		4000	214,00
35996400	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50		4000	224,00
35995700	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50		4000	236,00
Consultar	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 – Disponível em setembro de 2026				
Consultar	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 – Disponível em setembro de 2026				
Versões com sensor de movimento integrado (MDU) – Disponíveis em julho de 2026					
35982700	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13		4000	135,00
35983400	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17		4000	152,00
33328599	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25		4000	157,00
35984100	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21,5		4000	168,00
33329299	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37,5		4000	168,00
35985800	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50		4000	180,00
35986500	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17		4000	174,00
35988900	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25		4000	180,00
35987200	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21,5		4000	191,00
35989600	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37,5		4000	191,00
Comando à distância (opcional))					
911401887688	WT120Z G3 MDUPHW RF Remote Controller				14,00
Versões não ajustáveis com cablagem passante (TW)					
35977300	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	17		4000	118,00
35978000	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	25		4000	124,00
35979700	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	21,5		4000	140,00
35980300	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37,5		4000	140,00
35981000	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	50		4000	157,00
Versões Reguláveis con cableado pasante (TW)					
39007300	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L600	25		4000	124,00
39008000	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25		4000	152,00
39009700	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50		4000	163,00
39010300	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37,5		4000	174,00
39011000	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50		4000	185,00
Versões com conector externo à prova de água (WEC)					
33321699	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25		4000	107,00
33322399	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25		4000	124,00
33323099	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37,5		4000	129,00
33324799	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37,5		4000	140,00
Versões com backup de emergência de 3 horas – Disponíveis em agosto de 2026					
39016500	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25		4000	258,00
39017200	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37,5		4000	292,00
O Kit * – Bateria e controlador					
88113600	EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2				74,00
Versões ópticas opala não ajustáveis (PCO) – Disponíveis em setembro de 2026					

* Verifique os modelos compatíveis nas instruções de montagem do produto.



CoreLine Estanque gen3 Novidade

Tabela de preços

interact ready | 3000/4000/6500 | LED | 100.000h L80 | Sensor de presença | Regulável

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)

CoreLine Estanque Tubular gen2 Novidade



A CoreLine Estanque Tubular cumpre a promessa CoreLine, oferecendo luminárias inovadoras, de elevada qualidade e fáceis de utilizar. A CoreLine Estanque Tubular é uma luminária fiável, eficiente e com uma vida útil muito longa, disponível em duas versões adequadas a aplicações com diferentes necessidades. Concebidas para oferecer o máximo desempenho, as nossas luminárias resistentes ao amoníaco, com difusor em PMMA, são a solução ideal para instalações pecuárias, iluminação animal e aplicações na indústria alimentar. Para projetos que procuram um estilo moderno e industrial, a versão com difusor em policarbonato (PC) oferece um design elegante e versátil, perfeito para uma grande variedade de espaços e aplicações de iluminação geral.

PHILIPS



Detalhes do produto

Benefícios

- Poupança nos custos de manutenção e de energia.
- Instalação rápida e sem ferramentas em tetos ou montagens suspensas (no interior e no exterior).
- Suportes rotativos e ajustáveis que permitem uma instalação simples.
- Ideal para estábulos (explorações pecuárias) e aplicações alimentares: versão selada resistente ao amoníaco (tubo de PMMA).
- Design industrial moderno da versão PC adequado para pavilhões, zonas de circulação e iluminação geral.

Características

- 2 versões: PMMA selado e resistente ao amoníaco, e tampa de policarbonato (PC).
- Elevada proteção contra a água, o pó e os choques: IP67/IP69K/IK06 (PMMA); IP68/IP69K/IK10 (PC).
- Longa vida útil e elevada eficiência: 100 000 horas L80; até 160 lm/W.
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K
- Clipes de montagem de aço inoxidável (316) e conjuntos opcionais para montagem suspensa em instalações interiores e exteriores.
- Ligação de passagem pré-instalada com conectores push-in externos que agilizam a instalação.
- Seleção de controladores: LIGADO/DESLIGADO (PSU), DALI (PSD) e compatível com interação sem fios (WIA).

Aplicações

- Setor alimentar (versão em PMMA)
- Instalações pecuárias (versão em PMMA)
- Pavilhões e zonas de circulação (versão em PC)
- Garagens, parques de estacionamento (semi)abertos
- Oficinas
- Iluminação geral









CoreLine Tubular Estanque gen2 Novidade

Informação técnica

Versões PC




Versões PMMA



Luminária estanque tubular com tecnologia LED inovadora, fácil de usar e de alta qualidade. Luminária fiável e eficiente, com uma muito longa vida útil, a Coreline estanque tubular está disponível em duas versões que satisfazem as necessidades de diversas aplicações. A luminária está selada e é resistente ao amoníaco (tubo de PMMA), pelo que é adequada para a iluminação de explorações pecuárias, estábulos e aplicações alimentares. Por seu lado, a versão em PC oferece um design moderno e industrial, adequado para uma ampla gama de aplicações de iluminação geral. Ambas as versões possuem uma proteção elevada contra o pó, a água e o choque, o que as torna ideais para determinadas aplicações.
A luminária CoreLine estanque tubular WT210C promete poupança energética e menos manutenção. Por outro lado, pode ser instalada rapidamente e sem ferramentas com a ligação de passagem pré-instalada e um conector estanque, pelo que não é necessário abrir a luminária. Estas soluções estanques de iluminação são flexíveis para montagem em tetos ou suspensas, tanto em interiores como em (semi)exteriores.
- Disponível em 2 versões: PMMA selado e resistente ao amoníaco e tampa de policarbonato (PC)
- Elevada proteção contra a água, o pó e os choques: IP67/IP69K/IK06 (PMMA); IP68/IK10 (PC)
- Longa vida útil e elevada eficácia: 100 000 horas L80; até 160 lm/W
- Clipes de montagem em aço inoxidável (316) e conjuntos opcionais para montagem suspensa em instalações no interior e no exterior (sob cobertura)
- Ligação de passagem pré-instalada com conectores push-in externos que agilizam a instalação.
- Versões compatíveis com Interact, com comunicação sem fios integrada e compatíveis com gateways, sensores e software Interact.
- Opções de regulação DALI

Aplicações: setor alimentar (versão em PMMA), instalações pecuárias (versão em PMMA), pavilhões e zonas de circulação (versão em PC), garagens, parques de estacionamento (semi)abertos, oficinas, iluminação geral.
* Para uso externo:
- Válido apenas para luminárias PSU. As versões PSD e WIA não são adequadas para utilização no exterior.
- As luminárias PSU só podem ser instaladas em áreas semi-sombreadas ou ambientes fechados com vidro. O uso sob luz solar direta não é recomendado.
- Para utilização no exterior em ambientes interiores: apenas permitido quando todos os cabos se encontram em ambiente interior, com uma distância máxima de 10 m.

** Normas de referência: IP67 (DIN EN 60526), IP69K (ISO 20653:2013), IK06.



Tipo	L	L1	E min	E máx	D
WT210C G2 L1200	1205	1310	745	1145	79
WT210C G2 L1500	1505	1610	1045	1445	

Pedir los accesorios por separado.

Kit de montaje interior en suspensión (x2)



WT210Z G2 SW2

Kit de montaje interior/exterior en suspensión (x2)



WT210Z G2 SC

Família	Coreline estanque Tubular WT210C G2
Material	Corpo: PC ou plástico. Difusor: PC ou PMMA. Grampos de aço: aço inoxidável 316.
Fluxo sistema de família	L1200: 5 000 lm L1500: 3 900 lm (PMMA) e 7000 lm
Consumo sistema de família	De 31 W até 43,5 W (dependendo da versão)
Óticas e difusores	PMMA o PC
Eficiência do sistema da família	Até 160 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K (dependendo da versão)
Índice cromático	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	PSU/PSD/WIA
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	SIM
Configurações de controlo disponíveis	PSD, WIA

Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Blanco / cierre opalizado
IP	IP67 / IP69K (PMMA); IP68 (PC)
IK	IK06 (PMMA); IK10 (PC)
Marca CE	SIM
Marca ENEC	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% a las 50Khrs
Vida útil	100Khrs L80
Temperatura de funcionamento	-20°C a +40 °C
Peso	De 1,45 a 1,75Kg (dependendo da versão)
Instalação (tipo de montagem)	Âncoras de fixação ao tejadilho (incluídos) Kit de montagem suspensa (vendido em separado como acessório)
Informações adicionais	Mais informações nas Instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Intervalo de temperaturas de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB



CoreLine Tubular Estanque gen2 Novidade

Tabela de preços

4000/3000 LED 100.000h L80

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões de fecho de policarbonato (PC) – IP68/IK10					
Não reguláveis					
911401827988	WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	31	5000	4000	101,00
911401828088	WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	43,5	7000	4000	124,00
911401828388	WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200	31	5000	4000	101,00
911401828488	WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500	43,5	7000	4000	124,00
Reguláveis DALI					
911401829188	WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200	31	5000	4000	129,00
911401829288	WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500	43,5	7000	4000	152,00
Versões de fecho acrílico (PMMA)– Resistente ao amoníaco – IP67/IP69K/IK06					
Não reguláveis					
911401827688	WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	26	3900	4000	113,00
911401827788	WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	31	5000	4000	101,00
911401827888	WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	43,5	7000	4000	124,00
Reguláveis DALI					
911401828988	WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200	31	5000	4000	129,00
911401829088	WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500	43,5	7000	4000	152,00
Interact (WIA)					
911401828588	WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200	31	5000	4000	191,00
911401828688	WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500	43,5	7000	4000	202,00
Acessórios de suspensão por cabo (uso interno)					
911401828188	WT210Z G2 SW2				8,00
Acessórios de suspensão por cadeia (uso em interior e exterior sob cobertura)					
911401828288	WT210Z G2 SC				12,00



CoreLine Tubular Estanque gen2 Novidade

Tabela de preços

4000/3000 | LED | 100.000h L80

EOC	Descrição	Preço [€]
Componentes do sistema		
Hardware		
Pasarelas*		
913701042103	LCN1870/05 Wireless Gateway - Para PRA (Advance) y PRE (Enterprise - a partir de setembro de 2026)	542,00
913701065303	LCN1850/05 Wireless Gateway Pro - Para PRE (Enterprise)	1.116,00
Interruptores sem fios**		
Interruptor sem fios 2 botões: ON/OFF e regulação		
913701055703	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	211,00
Interruptor sem fios com 4 botões: LIGAR/DESLIGAR, regulação de intensidade e 2 cenas.		
913701055803	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	221,00
Sensores internos com conectividade sem fios (luminárias WIA e IA9)**		
Sensor de movimento alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067003	OCC 0100A/02 BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade alimentado por bateria – Altura de montagem de 2,5 m a 4 m		
913701067103	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	132,00
Sensor de movimento e luminosidade IP65 alimentado pela rede elétrica – Altura de montagem de 2,1 m a 8 m		
913701071203	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	132,00
Sensores internos com conectividade sem fios e saída DALI (luminárias PSD e DIA)**		
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65. – Altura de montagem 2 m a 6 m		
913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 12 m		
913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	132,00
Sensor de movimento e luz DALI alimentado pela rede elétrica para uso no interior, IP65 – Altura de montagem 4 m a 16 m		
913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	132,00
Acessório de montagem embutida para MPS3xxx		
913701075003	SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx	17,00
Sensores externos com conectividade sem fios para luminárias com conector ZHAGA**		
Sensor de movimento – Altura de montagem de 2,1 m a 4,6 m		
913701063103	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)	209,00
913701063303	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)	209,00
Sensor de movimiento – Altura de montagem 4,6 m a 12,2 m		
913701063203	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)	209,00
913701063403	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)	209,00
Integração das luminárias Dali no sistema Interact		
Kit de conectores RF DALI KT100: Antena SC100 + Driver SR + Acessório de Montagem da Antena + Cabo		
913701074803	KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA	265,00
Kit extensor de sensor DALI KT200: Sensor SC200 + extensor DALI + acessório de montagem embutida para sensor + cabo		
913701077603	KT200 Sensor DALI Extender Kit	274,00
Software		
	Interact Pro App (Android e IOs) - Essencial para o comissionamento do sistema InterAct	Gratuito
	Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *	Gratuito

* Essencial para a operação, comissionamento e gestão do sistema Pra e PRE InterAct.
** Opcional, apenas se a instalação assim o exigir.

Importante: capacidade máxima das passadeiras
PRA: máximo de 200 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados pela rede elétrica)
PRE: máximo de 150 pontos de luz (lâmpadas + luminárias + sensores alimentados por tensão de rede)



CleanRoom CR350B

PHILIPS



Luminárias LED de alta especificação para aplicações de salas limpas. Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial como, por exemplo, hospitais e laboratórios, exige-se que as luminárias tenham um nível de proteção IP65 com eficiência luminosa comprovada e cuja utilização seja segura.

Estas luminárias pertencem a uma gama com proteção IP65 concebida para ambientes hospitalares e industriais, que exigem luminárias com este grau de proteção, fáceis de limpar e livres de poeira que cumpram todos os requisitos e normas de iluminação.



Benefícios

- Excelente comportamento em CleanRoom
- Eficiência energética líder de mercado

Características

- Com a tecnologia LED mais recente
- Grau de proteção IP65
- Certificação ISO classe 2-9 Fraunhofer
- Conector de encaixe: ligação sem abrir a luminária

Aplicações

- Indústria, armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Hospitais, laboratórios, clínicas
- Não adequada à indústria alimentar



CR350B
Versão quadrada
60x60



CR350B
Versão retangular
30x120



Detalhe de
ancoragem no teto




CleanRoom CR350B

Informação técnica

CE | UK CA | LIFETIME @L80 50K h | 220V 240V | 50Hz 60Hz | máx. +40°C -20°C min. | IP65 | IK07 | GLOW WIRE 850°C

Luminárias LED de alta especificação para aplicações de CleanRoom. Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial como, por exemplo, hospitais e laboratórios, exige-se que as luminárias tenham um nível de proteção IP65 com eficiência luminosa comprovada e cuja utilização seja segura. Estas luminárias pertencem a uma gama de luminárias IP65 concebidas para ambientes hospitalares e industriais que exijam este grau de proteção, fáceis de limpar e livres de poeira, que cumpram todos os requisitos e normas de iluminação. Além disso, a fim de garantir a integridade dessas áreas, também necessitam de minimizar as interrupções no funcionamento e a manutenção. Graças aos LED, esta luminária LED para sala branca representa a solução ideal. Proporcionam o rendimento energético líder no mercado, muito superior ao das soluções com lâmpadas fluorescentes, durante mais de 50 000 horas de funcionamento sem manutenção. Também é válido para emergências centralizadas.





	Configuração	Aplicação	Tipo	Lumen (lm)	Driver	Classe de eficiência	A	B	C	Peso máx
CR350B CR352B	RC (luminária única)	VPC/CPC/ PCV	W62L62 W31L125	4000/6000	PSU/PSD	C	620 1245	620 308	90 100	7,5 8,0
	RC (luminária única)	VPC/CPC/ PCV	W62L62 W30L120				595 1195	595 295	90 100	7,3 7,5
	SM (luminária + braço)	Tetos	W63L63 W33L123				630 1230	630 330	145 155	12,8 13,3

Família	CleanRoom CR350B
Material	Corpo e tampa de policarbonato Acessórios de fixação: Aço
Fluxo sistema de família	4000 lm e 6000 lm
Consumo sistema de família	De 31,5 W até 81,0W (conforme as versões)
Óticas e difusores	Microprismas
Eficiência do sistema da família	Até 110 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	> 80 e > 90 (conforme as versões)
Tensão de linha	220 V - 240 V
Equipamento/ controlador (integrado)	Philips Xitanium
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM

Configurações de controlo disponíveis	Regulação DALI (PSD)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH
IP	65
IK	07
Marca CE	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	L80 50 000 h
Temperatura de funcionamento	Versões standar: -20 °C a +40 °C
Peso	de 7,3 Kg a 7,5 Kg (conforme as versões)
Instalação (tipo de montagem)	Montagem encastrável para tetos com perfil oculto, (VPC, CPC o PCV, acessórios de fixação incluídos na luminária). ou montagem de superfície. Com caixas adaptadoras para tetos de estuque.
Informações adicionais	Mais informações nas Instruções de montagem: - Consumos para cada versão - Peso - Intervalo de temperaturas de funcionamento - N.º máximo de luminárias por MCB



CleanRoom CR350B

Tabela de preços

4000 | LED | 50.000h L80 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
Versões não reguláveis					
912401483354	CR350B LED40S/940 PSU W60L60 OC		4000	4000	684,00
912401483360	CR350B LED60S/940 PSU W60L60 OC		6000	4000	705,00
912401483366	CR350B LED40S/940 PSU W30L120 OC		4000	4000	705,00
912401483372	CR350B LED60S/940 PSU W30L120 OC		6000	4000	726,00
Versões reguláveis					
912401483355	CR350B LED40S/840 PSD W60L60 OC		4000	4000	653,00
912401483357	CR350B LED40S/940 PSD W60L60 OC		4000	4000	705,00
912401483361	CR350B LED60S/840 PSD W60L60 OC		6000	4000	674,00
912401483363	CR350B LED60S/940 PSD W60L60 OC		6000	4000	726,00
912401483367	CR350B LED40S/840 PSD W30L120 OC		4000	4000	674,00
912401483369	CR350B LED40S/940 PSD W30L120 OC		4000	4000	726,00
912401483373	CR350B LED60S/840 PSD W30L120 OC		6000	4000	695,00
912401483375	CR350B LED60S/940 PSD W30L120 OC		6000	4000	747,00
Acessórios para montagem em superfície					
912401483401	CR350Z SMB W60L60				132,00
912401483402	CR350Z SMB W30L120				132,00

CleanRoom CR250B

PHILIPS

Estas luminárias pertencem a uma gama económica de luminárias LED com índice de proteção IP65 e IP54, concebidas para ambientes hospitalares e industriais que requeiram este grau de proteção. São luminárias de eficácia luminosa comprovada, com uma utilização segura e um preço atrativo, que oferecem uma excelente relação qualidade-preço e uma vasta gama de possibilidades de montagem.

Proporcionam um grande rendimento energético, muito superior ao das soluções com lâmpadas fluorescentes, durante mais de 50 000 horas de funcionamento sem manutenção.





Benefícios

- Investimento com boa relação qualidade-preço.
- Manutenção reduzida graças à longa duração da luminária.
- Cumpre os requisitos de alto nível para aplicações principais.

Características

- Superfície de luz uniforme.
- Versões IP65 (globo de vidro) e IP54 (globo de PMMA).
- Emissão de luz de 3300 lm a 5500 lm.
- Funciona com diversos tipos de teto.
- Classe II.

Aplicações

- Instalações de produção de alimentos e cozinhas (apenas as versões
- CR150B – IP54).
- Hospitais e outras instalações para cuidados de saúde.
- Zonas de produção limpas.



CR250B – IP65
Versão quadrada

CR150B – IP54
Versão quadrada



CR250B – IP65
Versão retangular

CR150B – IP54
Versão retangular








Detalhes do produto



CleanRoom CR250B

Informação técnica

Luminárias LED básicas para aplicações de CleanRoom. Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial como, por exemplo, em hospitais e instalações de processamento de alimentos, exige-se que as luminárias tenham um nível de proteção IP65 e IP54 com eficácia luminosa comprovada e que sejam seguras de utilizar. Esta família de luminárias oferece uma excelente relação qualidade-preço: o motor LED da Philips produz luz fiável, de alta qualidade e a flexibilidade das possibilidades de montagem permite utilizar esta família numa vasta gama de aplicações e para diversos tipos de tetos.



Família	Philips CleanRoom CR250B-CR150B – luminária encastrada.
Versões	**CR250B** (IP65) Globo de vidro **CR150B** (IP54) Globo de PMMA. Apto para a indústria alimentar
Fonte de luz	Módulos Philips CertaFlux Square
Material	Corpo de aço lacado em branco
Fluxo sistema de família	Versão **CR250B:** de 3300 lm a 5500 lm Versão **CR150B:** de 3300 lm a 3500 lm
Consumo sistema de família	5500 lm – 63 W 3500 lm – 40 W
Óticas e difusores	GC-D: vidro transparente + difusor de poliestireno. PM: difusor PMMA
Eficiência do sistema da família	87 lm/W
Temperatura de cor	4000 K, 3000 K (3000 K, consultar códigos)
Índice de restituição cromática	80, 90 (90, consultar códigos)
Tensão de linha	220 V-240 V
Controlador (integrado)	Philips Xitanium Linear de 36 W LV e 75 W LV, fluxo fixo e TD (Touch & DALI)
Fator de potência	>0,90
Possibilidade de regulação	SIM. Versões com regulação DALI (PSD), versões sem regulação (PSU)
Configurações de controlo disponíveis	DALI. Possibilidade de utilização de regulação através de botão (Touch & DALI).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	RAL9016 branco

IP	IP65 para a CR250B e IP54 para a CR150B
IK	IK07 para a CR250B e IK03 para a CR150B
UGR	19 para versões CR250B e 3500 lm e 22 para o restante.
Marca CE	SIM
Certificação CB	SIM
Taxa de falhas do controlador	5% em 50 000 h
Vida útil	L70 50 000 h
Temperatura de funcionamento	**CR250B**: -20 °C a 40 °C **CR150B**: 0 °C a 40 °C
Peso	de 6,0 Kg a 10,0 Kg
Blocos de terminais e cablagens	**CR150B** – Cabo de 0,75 m sem bloco de terminais. **CR250B** – Bloco de terminais de rosca.
Instalação (tipo de montagem)	**CR250B/CR150B** – Montagem encastrada*. Para tetos de estuque, tetos com perfil oculto, tetos com perfil visível, tetos tipo sanduíche. **CR250B/CR150B** – Montagem de superfície. Com caixas adaptadoras para tetos de estuque.
Acessórios	Caixas adaptadoras para montagem em superfície para IP65 e IP54. Grampos de montagem para IP54. Cabos de segurança e suportes.
Outras opções a pedido	Consultar
Emergência	- Autónoma: NÃO. Tecnicamente não é possível. - Centralizada: NÃO
Informações adicionais	As luminárias IP65 podem ser reparadas e é possível substituir o controlador e o módulo LED. As luminárias IP54 estão seladas de forma permanente e não podem ser reparadas.



CleanRoom CR250B

Tabela de preços


4000 | LED | 50.000h L70 | Regulável

EOC	Descrição	Potência [W]	Fluxo [lm]	T.Cor [K]	Preço [€]
CR250B					
IP65					
07283700	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	40	3500	4000	414,00
07284400	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	40	3500	4000	512,00
07287500	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	40	3500	4000	437,00
07288200	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	40	3500	4000	536,00
07285100	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	63	5500	4000	512,00
07286800	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	63	5500	4000	584,00
07289900	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	63	5500	4000	523,00
07290500	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	63	5500	4000	595,00
IP65 – UGR 19					
38243800	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC	40	3500	4000	426,00
38244500	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC	40	3500	4000	523,00
38245200	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC	40	3500	4000	437,00
38246900	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC	40	3500	4000	536,00
CR150B					
IP54					
07291200	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	40	3500	4000	366,00
07292900	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	40	3500	4000	462,00
07293600	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	40	3500	4000	379,00
07294300	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	40	3500	4000	475,00
Acessórios					
CR250B					
07295000	CR250Z SMB W60L60 (Caixa para montagem para fixar*)				124,00
07296700	CR250Z SMB W30L120 (Caixa para montagem para fixar*)				142,00
CR150B					
07297400	CR150Z SMB W60L60 (Caixa para montagem para fixar*)				109,00
07298100	CR150Z SMB W30L120 (Caixa para montagem para fixar*)				124,00
07301899	CR150Z SMB-PLC (Âncoras para fixação em tetos de gesso cartonado. 6 peças)				33,00

Sistemas de controlo exterior

Na qualidade de líderes da revolução da tecnologia LED, criamos sistemas de iluminação que dão prioridade à eficiência energética, à sustentabilidade e à redução de custos operacionais. Focamo-nos em melhorar a habitabilidade e a eficiência luminosa dos ambientes de exterior, disponibilizando desde iluminação funcional geral a fantásticas experiências de cores variáveis que enriquecem a sua marca, promovem as interações sociais e revitalizam as comunidades.

Na Signify, contamos com a profunda experiência e com a gama completa de sistemas necessários para transformar os seus objetivos em aplicações de iluminação eficazes. Pode contar connosco para entendermos os seus objetivos e ajudarmos a especificar e a executar soluções perfeitas que garantam a iluminação ideal para os seus requisitos de iluminação específicos.






ConnectorKit

Informação técnica

IP66 IK08

As luminárias existentes podem conectar-se ao sistema Interact City através do ConnectorKit, uma caixa estanque com a OLC que é instalada na coluna. Funciona com maioria das luminárias, independentemente do fabricante ou do tipo de luminária, e é uma solução bastante adequada como retrofit.



Família	ConnectorKit
Versões	**LLC7891**
Temperatura ambiente	-30 °C a 60 °C
Cor	Cinzento escuro RAL7043
Conectividade	GSM/GPRS 900/1800 MHz
Tensão de linha	220-240 V / 50-60 Hz
IP	66
IK	08
Marca CE	Sim

Instalação	Montagem em poste, requer um orifício de 20 mm no qual será aplicada uma proteção para o cabo, 2 tiras metálicas para suporte do poste e 2 parafusos de 6 mm. Diâmetro máximo de cabo de 6-12 mm com um comprimento máximo de 24 m e ligação através de DALI
Localização automática	GPS, CEP 50 < 2,5 m
Consumo em espera	< 1 W
Tensão de rede	230 V 50 / 50 Hz
Carga máxima	4 A
Número máximo de controladores	Suporta um máximo de 3 controladores DALI.
Outras opções disponíveis	O preço do ConnectorKit varia consoante os anos de serviço contratados




Zhaga Kit Conector para Multisensor Externo

Informação técnica

IP66 IK08

Kit para montar em coluna com um conector Zhaga para poder colocar sensores em luminárias DALI existentes.



Família	Kit Zhaga
Versões	**LCA7300**
Temperatura ambiente	-30 °C a +60 °C
Cor	Cinza escuro RAL 7043
Tensão de linha	120 a 277 V / 50-60 Hz
IP	66
IK	08


Marca CE	Sim
Instalação	Montagem em poste, requer um orifício de 20 mm no qual será aplicada uma proteção para o cabo, 2 tiras metálicas para suporte do poste e 2 parafusos de 6 mm. Diâmetro máximo do cabo de 6-12 mm com um comprimento máximo de 24 m e ligação através de DALI.
Consumo	3W máx
Fonte de energia	Incluído



Base de montagem e nó de comunicação Solar

Informação técnica

Os conjuntos solares não integrados podem ser ligados ao sistema Interact através de componentes adicionais: base de montagem, nó solar e cabos de ligação. Estes componentes devem ser combinados com versões de controladores de carregamento compatíveis com o Interact. Compatível com as versões solares da Luma, UniStreet, Farol Villa, TownTune, CitySoul e CoreLine Tempo LED.



Família	Base de montagem e nó de comunicação para luminárias solares não integradas
Versões	**ZVC701** (base de montagem) **LLC7880** (nó de comunicação)
Temperatura ambiente	-30 °C a + 65 °C
Cor	Cinza claro (RAL 7035)
Conectividad	4G (LTE Cat 1 bands 1, 3, 8, 20, 28)
Tensão de linha	9 a 42 Vdc
IP	66 (nó)
IK	08 (nó)


Marca CE	SIM
Instalação	O conjunto é composto por vários elementos que devem ser pedidos em separado: base de montagem, nó de comunicação e cabo de ligação, devendo ser combinado com controladores de carregamento compatíveis com o Interact. A base de montagem deve ser fixada ao suporte de montagem com rosca de parafuso de 20 mm e a porca fornecida O nó é colocado na base de montagem, pelo menos 1 metro abaixo da cota inferior do painel para evitar efeitos de blindagem.
Localização automática	CEP50 < 2,5 m
Consumo em stand by	≤ 0,5 W



Controlador Interact City Cabinet-CPU (LCN7734)

Informação técnica

O controlador de segmento é o módulo principal, é a unidade central de processamento (CPU) no sistema de gabinete. Está equipado com um processador ARM Cortex A7 (operação de 1,3 GHz) mais potente e um kernel de Linux. Agora atualizado com comunicação 4G além de 2G e 3G. As interfaces normalmente utilizadas para medição de energia, corrente de carga, medição de fugas e relés estão integradas na CPU para facilitar a cablagem. A comunicação com os módulos opcionais realiza-se através da interface A-Bus, baseada em tecnologia RS485 testado industrialmente.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	**LFC7734**
Tensão de entrada	120 – 277 VCA (3P + N) para UL, 220 – 240 VCA (3P+N) para CE Tensão nominal: 230 VCA Frequência nominal: 50/60 Hz (± 5 Hz).
Número de operações do relé com corrente máxima COM1, NO 1 750 VA COM1, NC 1 750 VA COM2, NO 2 750 VA	Tensão máxima de comutação: para CE: máx. 250 V; para UL: 120 - 277 V. Corrente máxima de comutação: 3 A (resistiva).
Consumo	< 3 W, apenas de controlador de segmento sem carga em A-Bus e USB.
Consumo do sistema	< 5,5 W, o controlador de segmento com um Switch AmpLight, um Current AmpLight e uma bateria AmpLight
Consumo máximo do sistema	< 18 W, o controlador de segmento e 460 mA em A-Bus e cada 250 mA em 2x USB


Bandas de comunicação	Suporta E-GSM 900, DCS 1800
USB	USB2.0, Type-A Receptacle.
Antena 2G/3G/4G	SMA fêmea, impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Antena GPS	RPSMA fêmea; impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Conector de relé	0,14 - 0,5 mm^2 (AWG 26-20) sólido / trançado; comprimento: 4,5 mm; chave de parafusos plana tamanho 0,4 x 2,0; binário de aperto: 4,08 ~ 4,5 Kgf cm.
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 60 °C
Humidade máxima	90%
Peso	385 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)



Cabinet Receptor LLC7730

Informação técnica

Coded Mains é uma tecnologia patenteada pela Philips para comunicação de informações de regulação sobre a rede de tensão de linha de um grande número de luminárias. Está disponível o recetor LLC7730 para converter o sinal de Coded Mains proveniente do transmissor em DALI. Este módulo será integrado na luminária ou no exterior, caso não exista espaço.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Alimentação DALI	8 mA
Corrente 1–10 V	350 uA
Tipo de cabo	0,8...1,5 mm2/AWG18...16
Gama de temperaturas do cabo	75 °C mín.
Comprimento da tira	9 ± 0,5 mm (0,35 ± 0,02 pol.)


Condutor	Rígido/trançado
Conector	Mola com abertura por pressão
Recetor de rede codificado	Dupla saída de regulação DALI. Os terminais DALI possuem isolamentos básicos.
IP	20
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 65 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados:	RoHs, REACH



Amplight Battery (LFC7530)

Informação técnica

A bateria Amplight garante a comunicação com o servidor central em caso de corte de fornecimento. Componente utilizado no sistema de controlo de arca Interact City Cabinet.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	**LFC7530**
Tensão de entrada	12 V CC através de A-Bus
Corrente (durante o carregamento de bateria)	20 mA, máximo 55 mA
Corrente (durante o carregamento)	160 mA, máximo 300 mA
Carregamento da bateria	Das 22 h às 6 h
Indicador LED	LED Verde: quando não existe corte de fornecimento. LED vermelho: quando ocorreu um corte de fornecimento e a bateria entrou em funcionamento


Comunicação	Comunicação de duplo sentido (envio e receção) A-Bus
Bloco de terminais da bateria e A-Bus	0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) sólido/trançado; comprimento: 4,5 mm; chave de parafusos plana tamanho 0,4 x 2,0; binário de aperto: mín. 0,12 Nm, máx. 0,15 Nm
Marca CE	Sim
Temperatura de funcionamento	Em modo de carga 0 °C a 40 °C, em modo de descarga -20 °C a 55 °C
Humidade máxima	90%
Peso	90 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)
IP	20



Amplight Guard (LFC7590)

Informação técnica

O AmpLight Guard é um módulo de proteção contra sobretensão para a CPU AmpLight. É utilizado nos casos em que a proteção standard da CPU AmpLight não é suficiente. O AmpLight Guard foi concebido especificamente para a CPU AmpLight, fazendo com que este módulo seja capaz de suportar impulsos de sobrecarga de até ± 6 kV e impulsos de rajada de até ± 4 kV. O módulo é constituído por quatro canais protegidos independentes, cada um com uma proteção térmica incorporada. Os canais estão ligados ao neutro da rede. O protetor AmpLight foi concebido para ser instalado numa calha DIN juntamente com a CPU AmpLight.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	**LFC7590**
Tensão de entrada	L1, L2, L3 para N 190 - 250 VCA
Corrente	150 mA, máximo 250 mA
Consumo	<0,4 W com carga máxima ligado à CPU
Tensão nominal	130 VCA
Frequência nominal	50 / 60 Hz


Bloco de terminais de entrada e saída	0,14–1,5 mm2 (AWG 26–16) sólido/trançado; apenas condutores de cobre, classificação 65 °C mín.; comprimento: 6 mm, chave de parafusos plana, tamanho 0,4 x 2,5 VDE isolada. Binário de aperto: mín. 0,5 Nm, máx. 0,6 Nm (4,5–5,3 lbs pol.)
Marca CE	Sim
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +60 °C
Humidade máxima	90%
Peso	120 g
Montagem	Montagem em calha DIN



Amplight Current (LFC7510)

Informação técnica

O AmpLight Current é integrado para fins de monitorização. O módulo permite a deteção de corrente no centro de comando e dispõe de um detetor de derivações. Em combinação com os sensores de fugas e de fases, a unidade pode localizar avarias em fases, circuitos, contactores, disjuntores, etc.



Família	Componente para Interact City Cabinet
Versões	**LFC7510**
Tensão de entrada	12 V CC através de A-Bus
Corrente	20 mA, máximo 25 mA
Frequência	50 / 60 Hz
Comunicação	Comunicação de duplo sentido A-Bus
Bloco de terminais do sensor e A-Bus	0,14–0,5 mm2 (AWG 26–20) sólido/trançado; comprimento: 4,5 mm; chave de parafusos plana, tamanho 0,4 x 2,0; binário de aperto: mín. 0,12 Nm, máx. 0,15 Nm


Comprimento do cabo A-Bus	<3 m
Cabos do sensor	<3 m
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 65 °C
Humidade máxima	90%
Peso	51 g
IP	20



Bloco de terminais Zhaga

Informação técnica

Bloco de terminais disponível em luminárias com o controlador Philips Xitanium SR incorporado. Está conectado a este controlador e permite a integração de vários sensores na luminária.



Família	Bloco de terminais SR
IP	65
IK	08


Ligação	Com o controlador Philips Xitanium SR: 4 polos (24 V CC, SR+,SR-, E/S) Ligação dos dispositivos compatíveis: plug-in
Dimensões	Diâmetro de 20 mm
Dipositivos compatíveis	Interact City OLC SR, sensor Bluetooth, sensor de movimento e outros tipos de sensores



Multisensor para aplicações externas

Informação técnica

O multisensor para exterior liga-se a uma luminária com conector Zhaga compatível com o ZHAGA Book 18. O sensor deverá estar certificado sr & ZD4i e alimentado por driver certificado SR/D4i. É colocado na parte inferior de uma luminária e pode ser utilizado com ou sem combinação de um controlador (OLC) montado na parte superior e pode, portanto, funcionar como um controlador MULTI-Master DALI ou como um dispositivo de entrada DALI. Uma das características é que funciona como um sensor de movimento RADAR que pode ser usado para o funcionamento da luz a pedido. O sensor deteta o movimento de pessoas, bicicletas, carros, etc. e pode ser configurado através de uma aplicação móvel. O sensor de movimento também pode ser usado como "contador de tráfego". O LRI8135 incorpora Bluetooth para a sua configuração através de uma aplicação móvel. No futuro, serão incluídas mais opções sensoriais relacionadas com a iluminação e irão todas integradas neste dispositivo.



Família	Philips Outdoor Multisensor
Versão	**LRI8135**
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 85 °C
Cor	Cinza transparente
Corrente	0,5W max.
Tensão de entrada	24Vdc
IP	66





IK	09
Conexão	Plu&play Zhaga book 18
Vida util	100 Khrs
Faixa de detecção de fotocélula	15 a 200 Lux
Sensor de Movimento	Frequência 24GHz Distância de detecção 15 m (humanos), 30 m (carros) Faixa de velocidade 1 m/s a 38 m/S (máx 140 Km/h)
Certificados	CE, UL e D4i



Funcionalidades dos controladores de iluminação pública e ferramentas de programação

Informação técnica

Os controladores Philips Xitanium são utilizados em todas as aplicações de iluminação pública: ambiente, rodovia geral, residencial, desporto, postos de abastecimento de combustível, assim como túneis. Em seguida, são apresentadas as várias funcionalidades de controlo que integram.

Funcionalidade de regulação através da tensão da rede/AmpDim (D13)	Funcionalidade integrada nos controladores Philips Xitanium para controlo da iluminação com um regulador através da tensão de rede, por meio da redução de tensão de linha do centro de comando. O equipamento interpreta a redução de tensão como um sinal de controlo para reduzir o fluxo. A curva de regulação predefinida pode ser posteriormente modificada com a ferramenta MultiOne. 
Funcionalidade de cabo piloto (D11/D12)	Funcionalidade integrada que permite regular o fluxo para 50% quando não é aplicada tensão no cabo piloto. Esta funcionalidade liga-se diretamente ao equipamento, simplificando ao máximo a instalação. As luminárias Philips de iluminação pública que incorporam esta funcionalidade são definidas com a nomenclatura D11 (regulação quando não é aplicada tensão no cabo piloto) e D12 (regulação quando é aplicada tensão no cabo piloto). A percentagem de regulação predefinida é de 50%, mas pode ser posteriormente modificada com a ferramenta MultiOne. 
Funcionalidade DynaDimmer (DDF)	A DynaDimmer é uma solução de regulação autónoma integrada nos controladores Philips Xitanium. Permite estabelecer até 5 níveis de fluxo e 5 períodos de tempo ao longo da noite, adaptando-se perfeitamente às necessidades de cada aplicação, conseguindo uma poupança de energia de cerca de 25%, dependendo da curva de regulação escolhida. Oferece a flexibilidade de ajustar a programação sempre que for necessário, utilizando a ferramenta de programação MultiOne. As luminárias Philips de iluminação pública que integram esta funcionalidade são definidas com a nomenclatura "DDFX", em que o X representa o tipo de curva programada. As curvas standard são DDF1, DDF2, DDF3 e DDF27. Qualquer outra curva pode ser posteriormente programada com a ferramenta MultiOne. 
Funcionalidade LumiStep (LS)	A LumiStep é uma solução de regulação progressiva autónoma que reduz automaticamente a potência da fonte de luz de 100% para 60% segundo um modelo predefinido, proporcionando uma poupança média de energia de cerca de 20% sem investimentos adicionais na infraestrutura de controlo. As luminárias que integram esta funcionalidade são definidas com a nomenclatura (LS). As curvas standard são LS6 e LS8. Qualquer outra curva pode ser posteriormente programada com a ferramenta MultiOne. 
Funcionalidade DALI (D9)	DALI (Digital Addressable Lighting Interface – Interface de iluminação com direcionamento digital) é um protocolo uniformizado de comunicação, não sujeito a regime privado, para equipamentos de controlo eletrónicos reguláveis, que oferece uma maior funcionalidade e facilidade de uso. A comutação e a regulação são geridas através da linha de controlo. Dispensa a utilização de relé. As informações importantes, como o estado da fonte de luz, são armazenadas no equipamento de controlo e estão disponíveis para o elemento de controlo. Embora todos os controladores Philips Xitanium estejam equipados com a funcionalidade DALI, quando as luminárias incluem a designação D9 na descrição, significa que são fornecidas com a cablagem DALI preparada de fábrica para ligar diretamente o controlador no local.
NTC	Sistema de controlo de temperatura integrado nos controladores Philips Xitanium para controlo da temperatura de funcionamento da placa LED.
Simple Set	Funcionalidade dos novos controladores Philips Xitanium que permite a programação das diferentes opções de controlo através da tecnologia NFC (por proximidade), ao utilizar a ferramenta MultiOne SimpleSet. Consultar modelos de controladores Philips que integram esta funcionalidade.
Proteção contra sobretensão	Dependendo do controlador utilizado, a proteção é de 4 ou 6 kV



Funcionalidades dos controladores de iluminação pública e ferramentas de programação

Informação técnica

A forma mais simples de configurar um controlador Philips. Existem duas ferramentas para a programação dos controladores: uma que se liga entre o computador (através de uma porta USB) e o sinal DALI do controlador; e outra que se liga através de NFC (tecnologia de proximidade), conhecida como SimpleSet. O software para programação pode transferir-se através da Internet, em **www.philips.com/multione**.



LCN9610



LCN9620



LCN8600/00




Software



BaseLogic Controlador-CPU (LCN7720)

Informação técnica

O controlador de segmento é o módulo principal, é a unidade central de processamento (CPU). Possui um controlo de diagnóstico interno e histórico de eventos, e monitoriza a tensão nas três fases de corrente que chegam ao quadro. Está equipado com um processador ARM Cortex A5 (550 MHz) e Linux Kernel. As interfaces normalmente utilizadas para medição de energia, corrente de carga, medição de fugas e relés estão integradas na CPU para facilitar a cablagem. A comunicação com os módulos opcionais realiza-se através da interface A-Bus, baseada em tecnologia RS485. Com este novo controlador, o switch, o current e o módulo de comunicação RS485 estão integrados, ao passo que, até agora, eram todos módulos independentes da CPU.



Família	Componente para BaseLogic
Versões	**LCN7720**
Tensão de entrada	120 – 277 VCA (3P + N) para UL, 220 – 240 VCA (3P+N) para CE Tensão nominal: 230 VCA Frequência nominal: 50 / 60 Hz (± 5 Hz).
Número de operações do relé com corrente máxima COM1, NO 1 750 VA COM1, NC 1 750 VA COM2, NO 2 750 VA	Tensão máxima de comutação: para CE: máx. 250 V; para UL: 120–277 V. Corrente máxima de comutação: 3 A (resistiva).
Consumo	<3 W, apenas de controlador de segmento sem carga em A-Bus e USB.
Consumo do sistema	< 5,5 W, o controlador de segmento com um Switch AmpLight, um Current AmpLight e uma bateria AmpLight


Consumo máximo do sistema	< 18 W, o controlador de segmento e 460 mA em A-Bus e cada 250 mA em 2x USB
USB	USB2.0, Type-A Receptacle.
Ethernet	Tab-Down RJ45. De acordo com o padrão (EEE8023) com Isolamento mínimo de 1500 Vrms.
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 60 °C
Conector de relé	0.14 - 0.5 mm2 (AWG 26-20) sólido / trançado; comprimento: 4.5 mm; chave de parafusos plana, tamanho 0.4 x 2.0; binário de aperto: 4.08~4.5 Kgf cm
Humidade máxima	90 %
Peso	385 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)



TunneLogic Controlador

Informação técnica

O controlador ou MCU é o eixo central do sistema, pois acolhe o software do sistema para facilitar o processo de controlo, supervisão, e monitorização das luminárias Led e dos demais interfaces externos. Para fins de redundância, pode ser instalado um segundo MCU. O primeiro MCU actua como MCU de serviço, enquanto que o segundo actua como MCU de reserva. Os dois MCU comunicam-se através de RS-485 via DyNet e Ethernet para a comunicação Modbus. Normalmente, um MCU está de serviço enquanto o outo está em espera. O sistema SCADA deve comunicar com os dois sistemas.



Família	Componente para TunneLogic
Versões	**LFC7630/01** (Tunnlogic 3.0 - i7) **LFC7630/02** (Tunnlogic 2.7 - i3)
Tensão de entrada	100 até 240 Vac. Tensão Nominal: 230 VAC, Frequência Nominal: 50/60Hz (± 5 Hz).
Temperatura de funcionamento	0°C a 50°C
Cabeamento de entrada	2 m incluido


SCADA conexão	Serial ou Ethernet
RS-485	**Bus connector**: 4 x circular 4-pole **Photometer connector**: 2 x circular 4-pole
Max. número de Ethernet Gateways	**Connected to DGGs**: 254 **Connected to MCU**: 4
Max. DGGs	**Por RS-485 por seção**: 100 **Por sistema**: 254
Humidade máxima	90 % sem condensação
Peso	28 Kg



Luminancimetro LRL7620/01, 02, 03 e 04

Informação técnica

O medidor de luminância do sistema BasicLogic mede com precisão a luminância na entrada e/ou saída do túnel para ajustar a iluminação do túnel às condições de luz existentes fora do mesmo.



Família	Componente para BaseLogic
Versões	**LRL7620/01,/02,/03 e 04**
Tensão de entrada/ Frequência	100-240V 50/60Hz 1.5A
Cobertura	Fabricado em aço galvanizado com revestimento em pó.
Controle de saída	Internal RS-485 terminal
RS-485 long. Maxima	1KM


Conexão	Pré-cabeado com 5 m
RS-485 terminal	D+,D-, SGND
IP	66
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 50°C
Marca CE	Sim
Humidade máxima	0% to 90% RH
Peso	4,5Kg



BaseLogic Transmisor LFC7710

Informação técnica

Transmissor de sinal.



Família	Componente para BaseLogic
Versões	**LFC7710**
Consumo	<20 W
Tensão de rede	100-277 V 50/60 Hz
Saída Tx transformador	Máx. 130 VA
Marca CE	Sim
Modo de interface DALI	Subordinado
Fonte de tensão de linha	8 mA


Comprimento de cabo	< 10 m
Protocolo	DALI 2.0
IP	20
Peso	375 g
Compartimento	Policarbonato
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados	RoHs, CE



Interact Sports Controlador-CPU (LCN7731)

Informação técnica

O controlador de segmento é o módulo principal, é a unidade central de processamento (CPU). Possui um controlo de diagnóstico interno e histórico de eventos, e monitoriza a tensão nas três fases de corrente que chegam ao quadro. Está equipado com um processador ARM Cortex A5 (550 MHz) e Linux Kernel. As interfaces normalmente utilizadas para medição de energia, corrente de carga, medição de fugas e relés estão integradas na CPU para facilitar a cablagem. A comunicação com os módulos opcionais realiza-se através da interface A-Bus, baseada em tecnologia RS485. Com este novo controlador, o switch, o current e o módulo de comunicação RS485 estão integrados, ao passo que, até agora, eram todos módulos independentes da CPU.



Família	Componente para Interact Sports
Versões	**LFC7731**
Tensão de entrada	120 – 277 VCA (3P + N) para UL, 220 – 240 VCA (3P+N) para CE Tensão nominal: 230 VCA Frequência nominal: 50/60 Hz (± 5 Hz).
Número de operações do relé com corrente máxima COM1, NO 1 750 VA COM1, NC 1 750 VA COM2, NO 2 750 VA	Tensão máxima de comutação: para CE: máx. 250 V; para UL: 120–277 V. Corrente máxima de comutação: 3 A (resistiva).
Consumo	<3 W, apenas de controlador de segmento sem carga em A-Bus e USB.
Consumo do sistema	< 5,5 W, o controlador de segmento com um Switch AmpLight, um Current AmpLight e uma bateria AmpLight


Consumo máximo do sistema	< 18 W, o controlador de segmento e 460 mA em A-Bus e cada 250 mA em 2x USB
Bandas de comunicação	Suporta E-GSM 900, DCS 1800
USB	USB2.0, Type-A Receptacle.
Antena 2G/3G/4G	SMA fêmea, impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Antena GPS	RPSMA fêmea; impedância de 50 ohm, binário de aperto: máx. 0,5 Nm.
Temperatura de funcionamento	-20 °C - 60 °C
Humidade máxima	90%
Peso	385 g
Montagem	Calha DIN (EN50022)



Interact Sports Transmisor LFC7710

Informação técnica

Transmissor de sinal: Coded Mains é uma tecnologia patenteada pela Philips para comunicação de informações de regulação sobre a rede de tensão de linha de um grande número de luminárias. Está disponível o transmissor LLC7710 para transformar o sinal para a DALI ou 1-10 V enviado ao Coded Mains Receiver.



Família	Componente para Interact Sports
Versões	**LFC7710**
Consumo	<20 W
Tensão de rede	100-277 V 50/60 Hz
Saída Tx transformador	Máx. 130 VA
Marca CE	Sim
Modo de interface DALI	Subordinado
Fonte de tensão de linha	8 mA


Comprimento de cabo	< 10 m
Protocolo	DALI 2.0
IP	20
Peso	375 g
Compartimento	Policarbonato
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados	RoHs, CE



Interact Sports Receptor LLC7730

Informação técnica

Coded Mains é uma tecnologia patenteada pela Philips para comunicação de informações de regulação sobre a rede de tensão de linha de um grande número de luminárias. Está disponível o recetor LLC7730 para converter o sinal de Coded Mains proveniente do transmissor em DALI ou 1-10 V.



Família	Receptor Interact Sports
Alimentação DALI	8 mA
Corrente 1-10 V	350 uA
Tipo de cabo	0,8...1,5 mm2 / AWG18...16
Gama de temperaturas do cabo	75 °C mín.
Comprimento da tira	9 ± 0,5 mm (0,35 ± 0,02 pol.)
Condutor	Rígido / trançado


Conector	Mola com abertura por pressão
Recetor de rede codificado	Dupla saída de regulação DALI e 1-10 V detetada automaticamente Os terminais DALI e 1-10 V possuem isolamentos básicos.
IP	20
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 65 °C
Humidade	20% a 90% sem condensação
Certificados	RoHs, REACH



Gateway Interact Landmark

Informação técnica

A iluminação conectada integra luminárias com redes de dados, criando sistemas através dos quais os produtos Color Kinetics transformam ambientes. As luminárias conectadas partilham dados sobre o seu estado e funcionamento com o Interact Landmark Gateway. A Interact Landmark Gateway é a base do sistema Interact Landmark e permite a monitorização, a administração e a manutenção remota de cada luminária conectada individualmente. A Interact Landmark Gateway utiliza a conectividade standard da Internet.



Versões	GateWay Interact Landmark
Temperatura de funcionamento	-0 °C a 40 °C
Humidade	0 a 90% (sem condensação)
Tensão de entrada	100 – 240 VCA auto-switching Frequência nominal: 50/60 Hz (± 5 Hz)
Consumo	40 W Máx.
Dimensões	166 x 158 x 25 mm
Peso	2,4 kg.
Protocolo de comunicação	Protocolo KINET Ethernet através de Ethernet switch
Montagem	Calha DIN (EN50022)
Peso	385 g
Ranhura de expansão	Full Size Mini. 1 cartão/Half Size 1 cartão. 1 cartão SIM

Painel frontal	Botão de ligação/desconexão; 2 portas USB 2.0; 1 porta COM; 1 porta eSATA; 1 entrada para cartão SD
Painel traseiro	DC 19V Jack x1, HDMI x2, RJ45 LAN Jack x2, HD Audio ports (Line out x1, Mic in x1)
Certificações.	UL, CE, CCC, FCC, RCM
Segurança	Interior (localização em lugar seco)
Requisitos de CPU	Intel Bay trail series Quad Core CPU
Requisitos de memória	Dual Channel Mode, support SO-DIMM DDR3Lx2, 1333 MHz,
Requisitos da placa gráfica	Intel® HD graphic, integrada na CPU
Requisito de armazenamento	Support mSATAx1
Requisito de áudio	Realtek ALC662 HD Audio CODEC
Requisito de LAN	Realtek RTL8111G x2

Sistema Dynalite



Sistema de controlo em rede para interiores



O Dynalite é um sistema de controlo integral que garante o uso eficiente dos edifícios de forma simples. Esta solução permite que a iluminação seja utilizada apenas quando necessário, reduzindo ao mínimo o consumo de energia sem comprometer o conforto dos ocupantes.

O Dynalite possibilita, entre outras funcionalidades: controlo horário, centralizado ou local através de ecrãs táteis, painéis, comandos infravermelhos, browser e até mesmo smartphones ou tablets; controlo inteligente consoante a ocupação ou regulação dos níveis consoante o fornecimento de luz natural no edifício; manutenção preventiva através da monitorização; integração com outros sistemas, etc.

Dynalite

Informação técnica

Sistema de controlo de iluminação em rede de elevadas prestações para uma gestão eficiente dos edifícios de uma forma fiável, robusta e escalável para qualquer necessidade e tamanho de instalação, permitindo assim a otimização do uso da iluminação apenas quando necessário e a redução do consumo de energia, assegurando o máximo conforto do utilizador. Dispõe de uma potente e intuitiva ferramenta de manutenção preventiva, bem como uma grande variedade de tecnologia de integração, que permite que este sistema interaja com outros sistemas de terceiros (climatização, sombreamento, segurança, etc.)

Família	Dynalite
Elementos do sistema	Interfaces de utilizador, Sensores, Controladores de sinal, Controladores de relé, Controladores de fase, Controladores multiusos, Dispositivos de rede e integração, Software e apps
Protocolo de rede	Dynet (RS-485/Ethernet)

Protocolos integráveis	BACnet, ModBus, KNX, LON, DMX, RS232. Consultar outros protocolos disponíveis
Protocolos de regulação	DALI, DSI, 1-10 V, DMX512, PWM e Regulação de Fase
Possibilidades de controlo	Iluminação, Climatização, Persianas/Estores
Marca CE	SIM



Dynalite Interfaces de usuario

Informação técnica

IP20

Ampla família de interfaces de utilizador para o sistema Dynalite com grande diversidade de acabamentos e designs. Deste modo, podem adaptar-se a qualquer orçamento e decoração, proporcionando aos utilizadores um meio intuitivo de interação com o sistema de iluminação.



Antumbra DADP



Antumbra Touch PATPE



Antumbra Button PAxBPE



DACM-Dynet




Revolution Button PDRxE



PDTS



REVOLUTION DISPLAY



Elementos da família	- **Teclados Antumbra**, design inovador com ecrã plano, com 2, 4 e 6 botões, efeitos de iluminação traseira, sensibilidade à proximidade e possibilidade de pedido de serigrafia personalizada. Estão disponíveis três versões: monitor (PADPE), tátil (PATPE) e botão (PABPE). Cada teclado requer um módulo de controlo (DACM-Dynet). - **Teclados Revolution** (PDRP), com botões tradicionais. - **Ecrãs táteis**: PDTS.
Funcionalidade dos elementos	Sensor de proximidade, atuador capacitivo, sensores de luz e temperatura. Ecrã LCD para as versões Monitor.
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Tensão de linha	**Teclados Antumbra e Revolution**: a partir do próprio BUS Dynet Ecrãs táteis: requerem uma fonte de tensão de linha externa (DDNP1501)
Instalação	**Teclados**: caixa de mecanismos universal, não incluída. Requer um módulo de controlo (DACM-Dynet) por cada teclado. **Ecrãs táteis**: caixa de mecanismos universal, não incluída. Requer fonte de alimentação.

Outras opções a pedido	Detalhe dos diferentes acabamentos na tabela anexa - **Teclado Revolution**: escolha o código básico em os códigos anexados na página seguinte e, em seguida, escolha os diferentes acabamentos de cor, luz e gravação no configurador online (designstudio.dynalite), o PDF obtido será usado para fazer o pedido. - **Teclado Antumbra**: escolha o código básico em os códigos anexados na página seguinte, e escolha os diferentes acabamentos do cor frontal, do rebordo e serigrafia no configurador online (designstudio.dynalite), o PDF obtido será usado para fazer o pedido. - **Exceção**: para encomendar versões com 6 botões sem serigrafia e visor branco, não é utilizado o configurador, são utilizados os códigos publicados na página seguinte.
Elementos da família	- **Botoneiras Antumbra:** design inovador com superfície lisa, com 2, 4 ou 6 botões, efeitos de retroiluminação, deteção de proximidade e possibilidade de solicitar serigrafia personalizada. Disponíveis em três versões: display (PADPE), tátil (PATPE), botões (PABPE). Cada botoneira necessita de um módulo de controlo (DACM-Dynet). - **Botoneiras Revolution (PDRP):** com botões tradicionais. - **Ecrãs táteis:** PDTS. - **Revolution Display:** PDRDE.
Instalação	- **Botoneiras e Revolution Display**: caixa de mecanismo universal (não incluída). Requer um módulo de controlo (DACM-Dynet) por botoneira. - **Ecrãs táteis**: caixa de mecanismo universal (não incluída). Requer fonte de alimentação.

EOC	Descripción	Precio [€]
Teclados Antumbra		
Módulo de controlo (necessário para cada painel de botões)		
89038700	DACM-Dynet	Consultar
Display		
81973300	DADPE-WW-X (EU Display white buttons with white rims)	Consultar
81939900	DADP-Corona (acabamento liso)	Consultar
81943600	DADP-Flare-Aluminium (acabamento em alumínio bruto)	Consultar
81947400	DADP-Flare-Premium (outros acabamentos: dourado, vintage, cobre e outros)	Consultar
Tátil		
88968800	PATP-Eng (com serigrafia)	Consultar
88966400	PATP (sem serigrafia)	Consultar
Botões		
88944200	PABP-Corona-Eng (acabamento liso com serigrafia)	Consultar
88942800	PABP-Corona (acabamento liso)	Consultar
88948000	PABP-Flare-Aluminium-Eng (Acabamento em alumínio bruto com serigrafia)	Consultar
88946600	PABP-Flare-Aluminium (acabamento em alumínio bruto)	Consultar
88952700	PABP-Flare-Premium-Eng (outros acabamentos: dourado, vintage, cobre e outros com serigrafia)	Consultar
88950300	PABP-Flare-Premium (outros acabamentos: dourado, vintage, cobre e outros)	Consultar
67027800	PA6BPE-WW-X (6 Botões em branco sem serigrafia)	Consultar
Teclados Revolution		
Módulo de controlo (necessário para cada painel de botões)		
89038700	DACM-Dynet	Consultar
Painel de botões		
89218300	PDRP 1 Gang Corona Button Panel	Consultar
Ecrãs sensíveis ao toque		
81783800	PDTS	Consultar
Revolution Display		
Módulo de controlo (necessário para cada painel de botões)		
89038700	DACM-Dynet	Consultar
Painel de botões		
81745600	PDRDxxE-xxB-x moldura preta	Consultar
81747000	PDRDxxE-xxW-x moldura branca	Consultar

Descrição de teclados Revolution

PDRP-8xxE-B-B-B-X
1 2 3 4 5

1	Número de botões: 8 (versões de 2 e 4 botões)
2	Cor do botão de vidro (B: black ou preto, W: white ou branco)
3	Cor da moldura de vidro (B: black ou preto, W: white ou branco)
4	Cor da borda externa de policarbonato (B: black ou preto, W: white ou branco)
5	L: com serigrafia e X: sem serigrafia

Nota importante: para funcionarem, todos os teclados Antumbra e Revolution requerem o módulo de controlo DACM-Dynet.

Descrição de teclados Antumbra

Display — DADPE-SM-X (1 2)

1	1ª letra: cor frontal: acabamento lacado a W (branco), M (preto magnésio), S (prateado) e acabamentos metálicos em A (alumínio), G (dourado), J (preto jato), N (preto), P (prestige), V (vintage). 2ª letra: cor do rebordo: A (alumínio), C (cromado), M (preto magnésio), W (branco).
2	Gravação nos botões: X (sem gravação), L (com gravação)

Táteis — PATPE-WB-X (1 2)

1	1ª letra: cor frontal: W (branco), B (preto), S (prata) 2ª letra: cor do rebordo: W (branco), B (preto), C (crómio), A (alumínio)
2	Gravado nos botões: X (sem gravação), L (com gravação)

Teclado — PABPE-WW-X (1 2)

1	1ª letra: cor frontal: W (branco), M (magnésio-preto), S (prata) e acabamentos metálicos em alumínio, ouro, vintage e outros 2ª letra: cor do rebordo: W (branco), M (magnésio-preto), C (crómio), A (alumínio)
2	Gravado nos botões: X (sem gravação), L (com gravação)




Dynalite Sensores

Informação técnica

Multissensores para diferentes aplicações e requisitos de instalação com função de deteção de movimento, célula fotoelétrica para medição da luz e recetor para comandos infravermelhos com códigos RC5.




DUS360CR





DUS90AHB



Família	Sensores
Elementos da família	DUS360CR, DUS360CS, DUS804C-UP, DUS360CR-DALI, DUS360CS-DALI DUS90-WHB-DALI, DUUS90-AHB-DALI y DUS30-LHB-DALI **Novidade**: DNS360LB-CR-PIR-DALI e DNS360LB-CS-PIR-DALI (DALI2)
Funcionalidade dos elementos	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de infravermelhos (RC5)
Protocolo de rede	**Sensores Dynet**: BUS Dynet **Sensores DALI**: BUS DALI (funciona com controlador DALI Multimaster DDBC120-DALI)
Tensão de linha	Sensores Dynet: a partir do próprio BUS Dynet Sensores DALI (*): a partir do próprio BUS DALI

IP	20
Marca CE	SIM
Blocos de terminais e cablagens	Ligação a terminais
Instalação	**Encastrado no teto**: DUS360CR ,DUS360CR-DALI e DNS360LB-CR-PIR-DALI **Encastrado no teto**: DUS360CS, DUS360CS-DALI, DUS804C-UP (ultrassons) e DUS90-AHB-DALI (grande altura) e DNS360LB-CS-PIR-DALI **Fixo à parede**: DUS90-WHB-DALI (feixe largo) e DUS30-LHB-DALI (grande alcance)

	BUS	Instalação	Funcionalidade	Padrão de deteção
DUS360CR	Dynet	Encastrável em teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Retangular de 6 x 8 m (montado a 2,4 m)
DUS360CS	Dynet	Fixo ao teto	Deteção de movimento e sensor de luz	360° e retangular de 5,5 x 7 m (montado a 2,4 m)
DUS90CS	Dynet	Fixo ao teto ou à parede	Deteção de movimento e sensor de luz	Ângulo de 90° e 20 m de alcance (montado a 2,4 m)
DUS30CS	Dynet	Fixo ao teto ou à parede	Deteção de movimento e sensor de luz	Ângulo de 30° e 30 m de alcance (montado a 2,4 m)
DUS804C-UP	Dynet	Fixo ao teto	Deteção de movimento por ultrassons	Retangular de 8 x 16 m (montado a 2,4 m)
DUS360CR-DALI	DALI (*)	Encastrável em teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Retangular de 6 x 8 m (montado a 2,4 m)
DUS360CS-DALI	DALI (*)	Fixo ao teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	360° retangular de 5,5 x 7 m (montado a 2,4 m)
DUS90-WHB-DALI	DALI (*)	Fixo à parede	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Ângulo de 90° e 12 m de alcance (montado a 2,4 m)
DUS90-AHB-DALI	DALI (*)	Fixo ao teto	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Altura máxima de 10 m. Altura=h. Padrão de deteção: L=2 x h e W=0,07 x h
DUS30-LHB-DALI	DALI (*)	Fixo à parede	Deteção de movimento, sensor de luz e recetor de IV (RC5)	Ângulo de 30° e padrão 3 x 25 m (montado a 2,1 m)
DNS360LB-CR-PIR-DALI	DALI2	Empotrable en techo	Detector de movimiento y sensor de luz y receptor de IR	Rectangular de 6x8 m (montado a 2,4 m)
DNS360LB-CS-PIR-DALI	DALI2	Adosado a techo	Detector de movimiento y sensor de luz y receptor de IR	360° rectangular de 5,5x7 m (montado a 2,4 m)

(*) Todos os sensores DALI funcionam exclusivamente com o controlador DDBC120-DALI




Dynalite Controladores de señal

Informação técnica

Controladores para regulação de lâmpadas com equipamentos eletrónicos reguláveis 1-10 V, DSI, DALI broadcast ou DALI orientável. Entre os controladores, destaca-se a solução MultiMaster que combina a flexibilidade de interligação do DALI com a capacidade de controlo da rede Dynet. Tanto o multissensor DALI como os dispositivos de entradas de contactos secos DALI podem comunicar através da rede com o resto dos elementos de controlo através da ligação direta ao cabo de sinal de controlo DALI, o que facilita o processo de instalação e reduz a cablagem.




DDBC120-DALI





DDBC1200



Família	Controladores de sinal
Elementos da família	**DDBC120-DALI, DDBC1200, DDBC516FR-DALI, DMBC110, DDLEDC605-GL, DDBC320-DALI**
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Protocolos de regulação	**DDBC120-DALI**: DALI orientável **DDBC1200**: DALI Broadcast, DSI, 1–10 V (12 saídas, máximo 80 de balastros por saída e 300 no total) **DDBC516FR-DALI**: DALI Broadcast, DSI, 1–10 V (5 saídas de relé de 16 A, máximo 10 de balastros por saída) **DMBC110**: DALI Broadcast, DSI, 1–10 V (1 saída de relé) **DDLEDC605-GL**: 6 saídas PWM, máximo 5 A por saída, 20 A no total **DDBC320-DALI**: 3 universos DALI e 3 relés de 20 Amp


Tensão de linha	220–240 V: DDBC120-DALI, DDBC1200, DDBC516FR-DALI, DMBC110 e DDBC320-DALI Fonte de alimentação externa do LED para regulação (de 9 a 32 V CC): DDLEDC605-GL
Instalação	Montagem em calha DIN, exceto DMBC110 (formato de balastro)
IP	20
Marca CE	SIM




Dynalite Controladores de relé

Informação técnica

Controladores de ligação/desconexão de todo o tipo de cargas.



DDRC420FR v2



DDRC1220FR-GL

Família	Controladores de relé
Elementos da família	**DDRC420FR v2** e **DDRC1220FR-GL**
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Capacidade de carga	**DDRC420FR v2**: 4 saídas, 20 A por saída **DDRC1220FR-GL**: 12 saídas, 20 A por saída

Tensão de linha	220-240 V
Instalação	Montagem em calha DIN
IP	20
Marca CE	SIM
Outros	Saídas sem potencial (feed through)




Dynalite Controladores multifunções

Informação técnica


Controladores que permitem combinar o controlo de diferentes fontes de luz: incandescentes, halogéneos, LED, descarga ou fluorescência (DALI Broadcast, DSI ou 1–10 V) através da utilização de cartões modulares.





DDMC-GRMS





DDMC802

Família	Controladores multifunções
Elementos da família	**DDMC-GRMS** e **DDMC802**
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Protocolos de regulação	**DDMC-GRMS**: equipado com 5 ranhuras para cartões, indispensável pedir em separado (ver secção seguinte) **DDMC802**: Dequipado com 4 ranhuras para cartões, indispensável pedir em separado (ver secção seguinte)
Cartões modulares para DDMC-GRMS	**DDLM102**: 1 saída, 2 A por saída, regulação de fase ascendente **DDTM102**: 1 saída, 2 A por saída, regulação de fase descendente **DDRM104**: 1 saída, 4 A por saída, relé **DDBM101**: 1 saída, 1 A por saída, Dali Broadcast, 1-10 V ou DSI
Cartões modulares para DDMC802-GL	**DGLM402**: 4 saídas, 2 A por saída, regulação de fase ascendente, ocupa 2 ranhuras **DGTM402**: 4 saídas, 2 A por saída, regulação de fase descendente, ocupa 2 ranhuras **DGBM200**: 2 saídas, DALI Broadcast, 1–10 V ou DSI, ocupa 1 ranhura **DGRM204**: 2 saídas, 4 A por saída, relé, ocupa 1 ranhura
Tensão de linha	220-240 V
Instalação	Montagem em calha DIN
IP	20
Marca CE	SIM




Dynalite Dispositivos de rede e integração

Informação técnica


Dispositivos de rede Dynet e de integração para permitir a comunicação do sistema e a integração com outros sistemas (DMX, KNX LON, ETHERNET, BACNET, RS485, RS232).





PDEG Ethernet Gateway





DPMI940-DALI

Acessórios	Dispositivos de rede e integração
Elementos da família	**PDEG Ethernet Gateway, PDDEG-S, DDNP1501, DTK622-USB-J, DDNG232, DDNG485, DLLI8I8O-QTY5 (5 piezas), DPMI940-DALI, DDMIDC8, DDFCUC, DDNG-BACnet, DDNG-KNX e DDNI-LON**
Funcionalidade dos elementos	**PDEG Ethernet Gateway**: gateway Ethernet multifunções **DDNP1501**: fonte de alimentação Dynet **DTK622-USB-J**: nó adaptador para PC (Dynet-USB) **DDNG232**: gateway Dynet-RS232 **DDNG485**: gateway Dynet-RS485, gateway DMX IN/OUT **DLLI8I8O-QTY5** (5 piezas): interface de 8 contactos secos **DPMI940-DALI**: interface de 4 contactos secos **DDMIDC8**: módulo de 8 entradas digitais e 4 analógicas **DDFCUC**: controlador de fancoil **DDNG-BACnet**: gateway Dynet-BACnet **DDNG-KNX**: gateway Dynet-KNX **DDNI-LON**: gateway Dynet-LON

Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Tensão de linha	220-240 V: DDNP1501, DDNG232, DDNG485, DDMIDC8, DDFCUC, DDNG-BACnet, DDNG-KNX e DDNI-LON A partir do próprio BUS Dynet: PDEG Ethernet Gateway e DLLI8180 A partir do próprio BUS DALI: DPMI940-DALI
Instalação	Montagem em calha DIN: PDEG Ethernet Gateway, DDNP1501, DDNG232, DDNG485, DDFCUC, DDNG-BACnet, DDNG-KNX e DDNI-LON Outras montagens: DTK622, DLLI8180, DPMI940-DALI, DDMIDC8
IP	20
Marca CE	SIM
Acessórios	Cabo Dynet-STP-Cabo-LSZH Cat5, 305 m de cabo


Dynalite Software e Aplicações

Informação técnica

Software de configuração, operação e gestão de energia fácil de usar e intuitivo para uma gestão integral da instalação por parte do cliente (monitorização, alarmes, programação, relatórios...).

Família	Software e aplicações
Elementos da família	Philips Dynalite System Builder, Philips Dynalite System Manager e Apps
Funcionalidade dos elementos	Philips Dynalite System Builder: software de configuração do sistema Philips Dynalite System Manager: software de gestão integral da instalação (monitorização, alarmes, programação, relatórios, gestor de energia...) Aplicações: aplicações para dispositivos móveis iOS e Android
Protocolo de rede	Dynet (RS-485)
Instalação	Consultar requisitos para PC e servidores

Sistemas de controlo autónomo



Sistema OccuSwitch



Benefícios


- O OccuSwitch é um detetor de movimento autónomo que desconecta, de forma inteligente, a iluminação de uma zona quando esta fica desocupada. Está equipado com um sensor de alta precisão e com uma proteção retrátil para impedir a deteção em áreas adjacentes.
- Além disso, graças ao temporizador inteligente, este dispositivo amplia automaticamente o tempo de atraso de desconexão para evitar falsas desconexões.
- Este dispositivo integra também uma célula fotoelétrica inibidora que evita que as luzes se acendam quando existe um fornecimento suficiente de luz natural.
- A fim de manter o conforto visual, OccuSwitch não apaga as luzes imediatamente quando existe luz diurna suficiente, mas apaga-as quando o nível geral de luz alcança 220% do nível mínimo estabelecido durante 15 minutos.

Aplicações

- OccuSwitch foi concebido para uso em escritórios, escolas e outras aplicações semelhantes, incluindo casas de banho, salas de armazenamento, corredores, etc.
- Está otimizado para montagem encastrada no teto e para alturas de montagem entre 2,5 e 3,5 m.
- O acessório de fixar também permite a montagem em superfície.




Tipos de Arquitectura OccuSwitch



OccuSwitch

Avançado (LRM1080)

Semelhante ao básico mas, se um sensor detetar presença, acenderá todas as quadrículas ligadas. Se todas as áreas estiverem vazias, as luzes apaga-se na totalidade do piso.



OccuSwitch

Básico (LRM1070)

Escritório aberto normal. As unidades utilizam-se em quadrículas de 20 m^2. Cada quadrícula trabalha em separado.

Características	OccuSwitch	
	Básico	Avançado
	LRM1070	LRM1080
Área de deteção (e altura)	8 m x 6 m (a 2,7 m de altura)	
Desativação de controlo por presença	Não	
Controlo por brilho	Comutação	
Vinculação entre OccuSwitchs	Não	Sim - 10 zonas
Grupos de iluminação (janela, corredor, etc.)	Não	
Controlo manual de comutação/regulação	Não	
Ampliação da área de cobertura de presença	Não	
Ligação a BMS	Não	




OccuSwitch

Informação técnica

IP20

Detetor de presença autónomo que desconecta a iluminação de uma zona quando esta fica desocupada, através de um interruptor até 6 A compatível com qualquer tipo de lâmpada ou luminária (recomenda-se o uso de equipamentos HFP). A sua alta precisão torna-o adequado para zonas de trabalho como escritórios, nas quais a deteção de movimentos leves é muito importante. Dispõe de função inibidora que evita que as luzes se acendam quando existe um fornecimento suficiente de luz solar. Inclui um temporizador inteligente, que amplia automaticamente o tempo de atraso de desconexão para evitar falsas desconexões. A sua utilização permite uma poupança de energia adicional de até 30%.



Família	OccuSwitch
Versões	**Versão avançada (LRM 1080)**, que permite ligar várias unidades em paralelo (através de 2 fios), independentemente da tensão de linha de cada equipamento. Também permite utilizar um transmissor IV à distância para desativar o sistema a qualquer momento. **Versão básica (LRM 1070).**
Área de deteção de movimento	Retangular de 6 por 8 m (montado a 2,7 m de altura)
Tempo de espera até à desconexão	Selecionável entre 1 e 30 minutos

Tensão de linha	220 - 240 V
IP	20
Marca CE	SIM
Classe elétrica	II
Instalação	Encastrado em teto. Está equipado com uma proteção retrátil para impedir a deteção em zonas adjacentes.
Acessórios	Cablagem com conectores Wieland em T que permitem a cablagem em paralelo de forma rápida e simples (**LCC1070**). Acessório para montagem em superfície no teto (**LRH1070**)



OccuSwitch

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Versão avançada		
73140799	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	151,00
Versão básica		
73138499	LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	116,00
Acessórios		
Acessório para montagem em superfície		
73143899	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	20,00
Cabo + conector Wieland em T para cablagem em paralelo		
73177399	LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P	47,00

Controlo manual



Comandos infravermelhos

Os acessórios de controlo manual de iluminação de interior incluem uma vasta gama de produtos. Os potenciómetros oferecem a possibilidade de regular o nível lumínico de forma independente (para equipamentos de 1-10 V ou DALI) ou em combinação com sistemas de controlo em rede.

Inclui também diversos comandos sem fios para necessidades de controlo e de utilização diferentes, desde um controlo simples até um controlo avançado para a preparação para funcionamento de sistemas de controlo de iluminação.




Comandos remotos

Informação técnica

Comandos com infravermelhos para o controlo remoto da iluminação de forma simples e cómoda.




IRT9015






IRT9010






IRT9020





IRT9090



Família	Comandos remotos
Elementos da família	**IRT9010**: com o OccuSwitch, funciona com uma tecla para desconexão, 3 teclas para predefinições, 2 para regulação manual e 1 para regulação automática em função da luz diurna. **IRT9090**: comando para preparação para funcionamento do OccuSwitch. Permite realizar facilmente a calibração do nível de luz, a programação janela/corredor, escolher o modo de funcionamento e um teste de instalação. **IRT9020**: com OccuSwitch, é possível atenuar a luz, acender, desligar e regressar à DDR **IRT9015**: comando para preparação para funcionamento do Interact.

Marca CE	SIM
Instalação	**IRT9010**: pode exigir a configuração nos recetores IV **IRT9020**: de mão ou na parede



Comandos remotos

Tabela de preços

EOC	Descrição	Preço [€]
Comandos sem fios		
59666100	IRT9010/00 Transmitter IR Point	58,00
74763500	IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	147,00
74808400	IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point	49,00
82759800	IRT9015/00 InterAct Retrofit	19,00

Lâmpadas Ultra eficientes



Com 210 lm/W, esta é a lâmpada LED mais eficiente da Philips. A vida útil de 50 000 horas ajuda a prolongar o ciclo de substituição para reduzir os resíduos. Não se trata apenas de um produto de especificações avançadas, é também a qualidade de luz da marca Philips.





Benefícios

- Poupança energética de 60% comparativamente às lâmpadas LED Philips padrão.
- Substituição simples de lâmpadas convencionais.
- Vida útil muito longa que reduz a necessidade de substituição.

Características

- Ultraeficiência energética, com 210 lm/W.
- Aspeto muito otimizado, sem impacto na aplicação. Fácil instalação.
- Longa vida útil, superior ao triplo dos produtos LED normais.
- Desenhadas para estarem visíveis, acesas e/ou apagadas.
- Respeita o meio ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas.

Mais informações na página web **Gama de lâmpadas, tubos e focos LED de Ultra EficiênciaEfficiency**

* Este ícone criado pela Signify é utilizado como autocertificação para as lâmpadas Philips ultra eficientes da classe energética mais elevada, segundo o regulamento de etiquetagem energética europeu.



Lâmpada LED ultra eficiente


Informação técnica

Esta é a lâmpada LED mais eficiente da Signify, com a melhor classificação de eficiência energética, A. A eficiência luminosa de 210 lm/W contribui para o cumprimento da declaração de sustentabilidade da empresa. A vida útil de 50 000 horas ajuda a prolongar o ciclo de substituição para reduzir os resíduos. Não se trata apenas de um produto de especificações avançadas, é também a qualidade de luz da marca Philips.

Benefícios


- Poupança energética de 60% comparativamente às lâmpadas LED Philips padrão.
- Vida útil muito longa que reduz a necessidade de substituição.
- Substituição simples de lâmpadas convencionais.
- Ultraeficiência energética, com 210 lm/W.
- Longa vida útil, com uma duração superior ao triplo dos produtos LED normais.
- Aspeto muito otimizado, sem impacto na aplicação. Fácil instalação.
- Concebidas para serem apreciadas, acesas e apagadas.
- Respeita o meio ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas.

Aplicações: hotéis, centros comerciais, restaurantes, residências.



Dimensões em mm

Produto	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60	105
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G EELA	60	105
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60	105
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G EELA	60	105
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60	105
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60	105



Dimensões em mm

Produto	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70	127
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70	127
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70	127
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70	127
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70	127
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70	127

Família	Lâmpada LED ultra eficiente
Material	Vidro
Fluxo luminoso	De 485 lm a 1 535 lm
Consumo	De 2.3 W até 7.3 W (de 40W até 100W equivalente)
Acabamento	Claro, com filamento visto, ou mate
Eficiência luminosa	Até 210 lm/W
Temperatura de cor	2700K, 3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>80

Tensão de linha	20 - 240 V
Possibilidade de regulação	Sim, para 60W
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 h.
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Informações adicionais	Etiqueta de eficiência energética A



REAL PROs
REAL QUALITY

Os verdadeiros profissionais ajudam os seus clientes a obterem ultra economia de energia

Menos 60% de energía

Reduz significativamente o desperdício, respeitando o meio ambiente.

Poupe dinheiro

Consomem cerca de 60% menos energia do que as lâmpadas LED standard da Philips.

Ultra eficiente

Uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, os resíduos de material e o consumo de energia.

Our Ultra Efficient Light

Vida útil 3,5 vezes maior

100.000 horas em tubos LED e 50.000 horas em lâmpadas.



Tubos LED





Os verdadeiros profissionais confiam na iluminação dos tubos LED da Philips. A forma mais simples de atualizar para tubos de luz LED e desfrutar de uma poupança energética imediata.

Escolha o tubo adequado, com o ajuste correto.

O nosso portefólio de tubos LED Philips abrange uma vasta gama de aplicações, como a gama MASTER LEDtube T8 Eficiência Extrema para o melhor rendimento luminoso do segmento, até 172 lm/W, e a gama Philips MASTER LEDtube Universal T8, que dispensa o controlador. Inclui, igualmente, novas opções na gama MASTER LEDtube T5.


A nova geração de tubos LED CorePro T8 inclui um casquilho em alumínio mais curto e um rendimento melhorado, adequado para aplicações com orçamentos limitados, como garagens e armazéns.

Mais informações na página web Tubos LED e lâmpadas LED PL

Esquemas de ligação




Esquema de ligação com balastro ferromagnético






Esquema de ligação direta à rede (230V)



Como escolher o melhor tubo LED



1. Que medida tem o tubo a mudar?



600 Milímetros
Pode escolher: **todas as nossas gamas de tubos LED**

900 Milímetros
Pode escolher: **Gama MASTER HO**

1.200 Milímetros
Pode escolher: **todas as nossas gamas de tubos LED**

1.500 Milímetros
Pode escolher: **todas as nossas gamas de tubos LED**


2. Que tipo de equipamento tem a luminária?

Eletromagnético
(necessita de arrancador)
Pode escolher: **Gama UNIVERSAL, HO, UO e UE Gama CorePro**

Eletrónico
(não necessita de arrancador)
Pode escolher: **Gama MASTER Instant Fit, HO e UO UNIVERSAL.** Qualquer outra das nossas gamas de tubos LED com colocação prévia de nova cablagem na luminária.

3. Precisa de um tubo com casquilho rotativo?

Sim



É necessário se introduzir o tubo na horizontal
Pode escolher: **Gama MASTER LED**

Não



Não é necessário se introduzir o tubo na vertical
Pode escolher: **Todas as nossas gamas de tubos LED**

4. Qual é o seu principal objetivo?

Uma vida útil longa
Pode escolher: **Gama MASTER UE** (60.000 h)

O fluxo luminoso
Pode escolher: **Gama MASTER UO Gama MASTER UE Gama UNIVERSAL**

A poupança energética
Pode escolher: **Gama MASTER HO Gama MASTER UE Gama CorePro**

O melhor preço
Pode escolher: **Gama CorePro**

5. Porquê instalar um tubo LED ligado diretamente à rede?

Porque consome menos watts

Porque a instalação tem mais tubos do que equipamentos

Porque a luminária tem um condensador
O fator de potência dispara, pois os tubos têm um fator de potência de 0,9

Porque a luminária tem um equipamento eletrónico
É não é possível utilizar a gama UNIVERSAL Instant fit

Mais informações na página web
Tubo LED Selector

Escolher a luz adequada

Facilitamos a escolha da luz adequada tendo em conta o momento e o local onde a iluminação vai ser aplicada.

Oferecendo ao cliente a iluminação adequada em qualquer momento.


	Convencionais		Lâmpadas LED					
Escritórios								
	Mafter TL-D Xtra	Master TL5 HO	LEDTube IA	Master LEDTube UE/Master	Master LEDTube Value UN UO	Master LEDTube UO	Master Value UO/T5	Master LEDTube OE
Indústrias								
	Mafter TL-D Xtra	Master TL5 HO	LEDTube IA	Master LEDTube Value	Master LEDTube	T5 Master LEDTube HO/ UO/HE		
Setor alimentar e de retalho								
	Master TL5 HO	Mafter TL-D Super 80	LEDTube IA	Master LEDTube Value HO	Master LEDTube HO	T5 Master LEDTube HO/ UO/HE	Master LEDTube HO/ UO/HE Directo a Red	
Hospitais e educação								
	Master PL-C		CorePro PL-C y CorePro PL-C LED All in	LEDTube IA	Master LEDTube Value HO	Master LEDTube HO	T5 Master LEDTube HO/ UO/HE	Master LEDTube HO/ UO/HE Directo a Red
Estacionamento								
	Mafter TL-D Xtreme		LEDTube IA	Master LEDTube Value HO				



Tubo T5 MASTER LED

Informação técnica

Os tubos T5 MASTER LED permitem poupar mais de 55 % de energia com uma simples reinstalação de lâmpada por lâmpada. Com a mesma qualidade de luz e aspeto do T5, mas com a vantagem de ter até 50 000 horas de duração.



Família	Tubo T5 MASTER LED
Reinstalação de lâmpadas	T5 14 W, 21 W, 24 W, 28 W, 35 W, 39 W, 49 W, 54 W, 80 W fluorescente
Versões	Alto fluxo (HO), Ultra fluxo (UO) e Alta eficiência (HE)
Casquilho	G5
Material	Vidro
Fluxo luminoso	1050 lm, 1700 lm, 1600 lm, 2500 lm, 3000 lm, 2800 lm, 3900 lm, 3900 lm, 5600 lm
Consumo	7 W, 10.5 W, 11.5 W, 16.5 W, 18.5 W, 20 W, 26 W e 36 W
Eficiência luminosa	156 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	Versão 100-135 V e versão 230 V
Fator de potência	0,9
Equipamento	Eletrónico e direto à rede (vidro). Consulte a nossa lista de equipamentos compatíveis testados


Possibilidade de regulação	Sim. Visite este link para verificar a compatibilidade e regulamentação
Tipo de controlo	Não
Cor/acabamento	Branco
Marca CE	Sim
Certificados	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Vida útil	50 000 horas diretamente na rede e 60 000 horas com equipamento EL
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	18,8 x 600 / 1200 mm 19 x 563 e 19 x 863 mm 21 x 1200 / 1500 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta ou colocação de nova cablagem da luminária
Etiqueta EE	D/E



Tubo T8 MASTER LED

Informação técnica

Com a Philips, tem à sua disposição o tubo LED adequado para todas as situações. Uma alteração simples que facilitará ainda mais a escolha da lâmpada adequada para a respetiva aplicação. Da melhor eficiência energética ao melhor fluxo luminoso. Os nossos tubos LED oferecem a possibilidade de regulação (versão de equipamento EL), com a vantagem de possuir casquilhos giratórios e uma duração de até 100 000 horas.



Família	Tubo T8 MASTER LED
Reinstalação de lâmpadas	T8 18 W, 30 W, 36 W, 58 W fluorescente
Versões	Iluminação inteligente Interact, Ultra Eficiente (UE), Universal (UN), Ultra fluxo (UO), Alto fluxo (HO), Alimentos.
Casquilho	Casquilho rotativo na gama Master (não Value)
Material	Gama Master de Policarbonato e Gama Master Value de Vidro
Fluxo luminoso	Alto fluxo: 1000 lm -3100 lm Ultra fluxo: 2300 lm-3700 lm Master Value UE 2600 lm - 4100 lm
Consumo	UE Ultra Eficacia. Etiqueta A 11.9 W e 17.6 W. Etiqueta B 13.5 W e 20 W Master HO EEELB: 11,3 W e 16,7 W Master UO EEELB: 13,5 W e 20 W Master Value HO: 8 W, 14 W e 20.5 W Master Value UO Universal: 15.5 W e 23 W Master Value UO HF: 16 W e 24 W
Eficiência luminosa	Até 210 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 3300 K (Alimentação), 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220-240 V; 30-80 V (versão HF)

Fator de potência	0,9
Equipamento	Eletromagnético e direto à rede/eletrónico (versão Instant Fit). Universal: eletromagnético, eletrónico e direto à rede. Consulte a nossa lista de equipamentos compatíveis testados: **https://www.lighting.philips.pt/produtos/tubo-led**
Possibilidade de regulação	Sim. **Visite este link para verificar a compatibilidade e regulamentação**
Tipo de controlo	HF-R 1-10 V e DALI
Cor/acabamento	Branco
Marca CE	Sim
Certificados	Kema, Rohs, TUV, NSF Indústria alimentar (Master)
Vida útil	Até 100 000 h UE “A” Até 75 000 h UE “B” Até 70 000 h Master Até 60 000 h Master Value
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	600 mm, 900 mm, 1200 mm e 1500 mm x 28 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta e colocação de nova cablagem da luminária, caso realize uma instalação direta à rede
Etiqueta EE	A/C

Fitas LED



Umas fitas LED adequadas podem transformar qualquer ambiente, conferindo-lhe um aspeto moderno e sofisticado. As novas fitas LED da Philips oferecem uma grande variedade de iluminação de alta qualidade que se adapta a diferentes aplicações e orçamentos. Novas fitas LED, com a fiabilidade e facilidade de instalação que se espera da Philips.



Para obter um maior rendimento

- As fitas LED para chão devem adaptar-se ao ambiente, bem como aos orçamentos e aos planos de cada cliente. É por este motivo que existem duas famílias de fitas LED Philips: MASTER e CorePro. Cada uma oferece uma iluminação excecional com eficiência energética e facilidade de instalação, dando a cada localização o seu toque característico.

Características

- Qualidade de luz muito boa.
- Cinco fluxos luminosos e quatro temperaturas de cor.
- Grande versatilidade graças a um comprimento de 5 m e ao tamanho de corte 5 cm (Master) e 10 cm (Corepro)
- Com uma vida útil muito longa e extensão de garantia.

Mais informações na página web **LEDStrip | Philips iluminação**






Fitas LED Philips

Informação técnica

Uma família completa que oferece uma luz de excelente qualidade com grande uniformidade e segurança. Escolha a que melhor se adapta a cada projeto entre cinco pacotes de lúmenes/potência e quatro CCT. Desfrute de um rendimento elevado e fiável sem necessidade de manutenção.
- Qualidade de luz superior.
- Cinco fluxos luminosos diferentes (500–2500 lm/m a 4000 K) e quatro temperaturas de cor (2700–6500 K) para adaptação a uma grande variedade de aplicações diferentes.
- Fácil instalação.
- Planeamento sem complicações graças ao comprimento flexível de 5 m e ao tamanho de corte de apenas 5 cm na Master e 10 cm na CorePro.
- Extremadamente duradoura: 35 000 a 60 000 horas de vida útil e 5 até anos de garantia.
- Índice IP20 – Regulável.

Aplicações: hotéis, centros comerciais, restaurantes, escritórios, lojas, etc.




Família	Philips LEDstrip
Versões	Corepro Ledtrip e Master Ledstrip
Material	PC
Fluxo luminoso	De 270 lm a 2500 lm
Consumo	De 2,3 W até 21,3 W (conforme as versões)
Ópticas y difusores	Difusor opal de alumínio, incluído junto com o perfil e acessórios
Eficiência luminosa	Até 118 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80, 90
Tensão de linha	24VDC 220 – 240 V

Driver (integrado)	Philips Led driver
Possibilidade de regulação	Sim
IP	20
Marca CE	Sim
Vida útil	De 35 000 h. a 60 000 h.
Temperatura de funcionamento	versões standar: -20 °C a +45 °C
Instalación (tipo de montaje)	Montagem em superfície e montagem para encastrar com clipes de montagem.
Informações adicionais	Não exceda 90 % da carga do driver.
Etiqueta EE	F





MASTER LEDspot



As lâmpadas MASTER LEDspot proporcionam uma luz acentuada e suave, ideal para uma iluminação pontual. Especialmente indicada para áreas públicas como átrios, corredores e vãos de escada, onde a luz está sempre acesa. As lâmpadas MASTER LEDspot proporcionam uma elevada poupança de energia e minimizam o custo de manutenção. Permitem a recuperação do seu investimento em apenas um ano.





Benefícios

- Poupança de energia de 85%.
- Recuperação do investimento num ano.

Características

- Compatível com uma grande variedade de reguladores
- Duração entre 25 000 e 50 000 horas
- Difusão de feixe claramente definida
- Luz sem radiação UV nem IV, gera menos calor e protege os objetos sensíveis ao calor

Aplicações

- Hotéis e restaurantes
- Átrios, corredores, vãos de escada

Mais informações na página web **Philips MasterConnect LEDlamps**






MASTER LEDspot MV

Informação técnica

Crie uma excelente satisfação de utilizador com ExpertColor, graças ao seu espetro personalizado, alto IRC e função de regulação avançada. Desta forma, é possível tornar os quartos e os espaços mais luxuosos e atrativos. Agora, poderá ter o ambiente perfeito em qualquer lugar, incluindo restaurantes, hotéis, museus e lojas.



Família	MASTER LEDspot MV
Versões	Expert color, Value, Master Ultra eficiente
Reinstalação de lâmpadas	Reinstalação de lâmpadas dicroicas PAR16
Material	Vidro e alumínio
Fluxo luminoso	260–300 e 355–400 lm e 680 lm
Consumo	3,9 W e 5,5 W ExpertColor 2,8 W, 3,7 W e 5,5 W Master Value 2,1 W Ultra eficiente
Eficiência luminosa	Até 210 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>90 e 97 (Expert color)
Tensão de linha	230 V
Fator de potência	0,85
Equipamento	–


Possibilidade de regulação	Sim
Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: **https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/focos-led/master-ledspot-expertcolor-mv**
Cor/acabamento	Cinzento prateado
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	Até 50 000 h L70B50 Versão Value 25 000 h
Temperatura de funcionamento	–20 °C a +45 °C
Medidas	54 x 50 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	A, E, F e G



MASTER LEDspot MR16 LV

Informação técnica

As MASTER LEDspot, com um design resistente, proporcionam um feixe lumínico com diversos ângulos para uma difusão de feixe claramente definida. O feixe de luz não gera radiação UV nem IV, o que permite utilizá-lo para iluminar objetos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, quadros, etc.). Regulação dimmtone, que regula a intensidade e a temperatura de cor.



Família	MASTER LEDspot LV
Versões	Master Expert Color e Master LED
Reinstalação de lâmpadas	Reinstalação de lâmpadas dicroicas MR16
Material	Plástico e vidro (Value)
Fluxo luminoso	380–440 lm e 485–680 lm 380–700 lm na versão Value
Consumo	6,7 W e 7,5 W ExpertColor 5,8 W e 7,5 W Master Value
Eficiência luminosa	Até 97 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	12 V
Fator de potência	0,85

Equipamento	Transformador eletrónico
Possibilidade de regulação	Sim
Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: **https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/focos-led/master-ledspot-expertcolor-lv**
Cor/acabamento	Preto e alumínio
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	Até 40 000 h L70B50 Versão Value 25 000 h
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	46 x 51 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	G

DimTone



Quanto mais atenuada, mais quente é a luz

As lâmpadas LED Philips DimTone oferecem uma nova experiência em LEDs reguláveis, que permitem a regulação dos níveis de luz até aos tons quentes das lâmpadas tradicionais. Possibilitam a mudança de um ambiente de iluminação funcional para um ambiente acolhedor e agradável.

Esta lâmpada permite regular a luz entre um tom quente de 2700 K e uma luz de 2200 K. Perfeita para iluminação geral em aplicações do setor de retalho e hotelaria. Desfrute de luz brilhante e energizante sem aumentar a fatura da luz.







Características LED DimTone

até CRI 90

A melhor composição de cores, IRC 90

Poupança energética até 85%

Quanto mais regulada, mais quente

Reinstalação de lâmpadas 1:1

Cores reais

MASTER LED



Com um design tradicional “vintage”, as lâmpadas LED Filamento clássicas combinam o design das lâmpadas incandescentes com os benefícios da tecnologia LED. Proporcionam uma bela luz branca quente decorativa, com uma poupança de energia de cerca de 90% em comparação com as lâmpadas tradicionais.



Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90%.
- 15 000 horas de vida útil.
- Luz regulável
- Acendimento instantânea

Características

- Forma clássica
- Design “vintage”

Aplicações


- Especialmente adequada para restaurantes, hotéis, lojas e habitação.



Master LED

Informação técnica

Crie uma atmosfera mágica e íntima com as lâmpadas Clássica LED de filamento clara. Proporcione um toque "vintage" e distinto a ambientes e aplicações como hotéis, restaurantes e bares. Concebidas para serem vistas, tornam-se parte da decoração de lojas e museus; além disso, proporcionam poupança energética e podem ser reguladas.



Família	Master LED
Versões	Standard, Tubular, Vela, Esférica, Globo, Crown mirror e Deco
Reinstalação de lâmpadas	Lâmpadas incandescentes com filamento visível
Material	Vidro
Fluxo luminoso	470 lm, 806 lm, 1055 lm, 10520 lm
Consumo	3,4 W-11,2 W
Eficiência luminosa	86 lm/W, 94 lm/W, 107 lm/W
Temperatura de cor	2000 K-2500 K (Gold), 2700 K
Índice de restituição cromática	>80, 90 e 95
Tensão de linha	230 V

Possibilidade de regulação	Sim. Standard e DimTone (intensidade e temperatura da cor)
Tipo de controlo	Consulte a lista de reguladores compatíveis testados: **https://www.lighting.philips.pt/prof/lampadas-e-tubos-led/lampadas-led/lampadas-led-classica**
Cor/acabamento	Claro, âmbar e fumado
Marca CE	Sim
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	15 000 e 25 000h L70/B50
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Medidas	104 x 60, 143 x 71, 140 x 64, 137 x 95 mm 273 x 65, 293 x 160, 286 x 200 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta
Etiqueta EE	A/D



TrueForce

As lâmpadas LED Philips TrueForce oferecem uma solução LED simples e de rápida amortização para substituir lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Estas lâmpadas oferecem vantagens ao nível da eficiência energética e uma longa vida útil para a substituição de HID com um baixo investimento inicial, oferecendo uma poupança imediata.

Com dimensões e uma distribuição de luz adequadas, os clientes podem instalar facilmente as lâmpadas LED TrueForce nos seus sistemas atuais, melhorando a qualidade da luz sem necessidade de trocar as luminárias nem de renunciar ao efeito de iluminação







Benefícios

- Fácil substituição de vapor e mercúrio, sódio e iodetos metálicos, sem alterar a luminária.
- Rápida amortização, aproximadamente menos de 2 anos.
- Sustentabilidade, baixo consumo energético.
- Distribuição e luz adequada, melhora o conforto e a segurança.
- Baixo investimento, longa vida útil até 70 000 horas.

Aplicações

- Indústria e comércio.
- Ambientes urbanos.
- Ruas e estradas.

Mais informações na página web **Lâmpadas LED TrueForceTrueForce**

Escolha a lâmpada LED TrueForce correta





Urbano		Comércio	Indústria
Post Top, Patrimonio	Teardrop, Suspensão	Grande altura/ Meia altura	Grande altura






Forma ovalada convencional



Potência	TrueForce			TrueForce			TrueForce		
HPL E27 50W	Core LED HPL 13W	MV	X	Core LED HPL 13W	MV	X	Core HB 20W	MV	X
	Core LED HPL 21W	MV	X						
HPL E27 80W	Core LED HPL 26W	MV	X	Core LED HPL 26W	MV	X	Core HB 35W	MV	X
	Core LED HPL 18W	MV	O	Core LED HPL 18W	MV	O	Core HB 30W	MV	X
	LED HPL 28W	MV	X				Core HB 20W	MV	O
	LED HPL 21W	MV	O						
HPL E27 125W	Core LED HPL 36W	MV	X	Core LED HPL 36W	MV	X	Core HB 35W	MV	O
	Core LED HPL 26W	MV	O	Core LED HPL 26W	MV	O	Core HB 30W	MV	O
	LED HPL 42W	MV	X						
	LED HPL 28W	MV	O						
HPL E40 125W	Core LED HPL 36W	MV	X	Core LED HPL 36W	MV	X			
	LED HPL 42W	MV	X						
HPL E40 200W	Core LED HPL 36W	MV	O	Core LED HPL 36W	MV	X			
	LED HPL 42W	MV	O						
SON E27 50W	Core LED HPL 18W	MV	O						
	Core LED HPL 26W	MV	X						
	LED HPL 21W	MV	O						
	LED HPL 28W	MV	X						
SON E27 70W	Core LED HPL 26W	MV	O						
	Core LED HPL 36W	MV	X						
	LED HPL 28W	MV	O						
	LED HPL 42W	MV	X						
SON E40 100W	Core LED HPL 36W	MV	O						
	LED HPL 42W	MV	O						
MH E40 250W				LED HPI UN 95W			UN		X
MH E40 400W				LED HPI UN 140W			UN		X
HPI E40 250W				LED HPI UN 95W			UN		X
HPI E40 400W				LED HPI UN 140W			UN		X





Rodovias		
Ruas e estradas	Projeção e iluminação decorativa	Ruas e estradas



Forma tubular convencional



Potência	TrueForce		
SON-T PIA E27 50W	Core LED SON-T 17W	MV	O
	LED SON-T 25W	IF/MV	X
SON-T PIA E27 70W	Core LED SON-T 26W	MV	O
	LED SON-T 35W	IF/MV	O
	LED SON-T 25W	IF/MV	O
SON-T PIA E40 100W	Core LED SON-T 40W	MV	O
	LED SON-T 55W	IF/MV	O
	LED SON-T 68W	IF/MV	X
SON-T PIA E40 150W	LED SON-T 68W	IF/MV	O
SON-T E27 70W	Core LED SON-T 26W	MV	O
	LED SON-T 35W	IF/MV	X
SON-T E40 100W	Core LED SON-T 40W	MV	O
	LED SON-T 55W	IF/MV	X
SON-T E40 150W	LED SON-T 68W	IF/MV	O
CDO E27 50W	Core LED SON-T 26W	MV	O
	LED SON-T 25W	IF/MV	O
CDO E27 70W	LED SON-T 35W	IF/MV	O
CDO E40 100W	LED SON-T 55W	IF/MV	O
	LED SON-T 68W	IF/MV	X
SOX B22 35W / 26W			
SOX B22 55W / 26W			
SOX B22 55W			

LED SOX 18W	MV	X
LED SOX 28W	MV	X
LED SOX 36W	MV	X

Símbolos e abreviaturas

Lâmpadas LED TrueForce Core:
Práticas e rentáveis.

Lâmpadas LED TrueForce:
De alta qualidade e robustas.

X **Substituição True**:
O efeito inicial da luz percibido / níveis de lux de lâmpada LED são iguais ou melhores que da HID convencional.

O **Equivalência média**:
O efecto médio da luz percebido / níveis de lux da lâmpada LED durante a vida útil são comparáveis à HID convencional.

UN **Universal**:
Solução plug & play com o equipamento existente, sem necessidade de nova cablagem ou eliminação de componentes. También pode funcionar com entrada de tensão directa à rede para poupança de energia adicional.

MV **EM/Mains**:
A solução funciona tanto com balastro EM como ligada diretamente à rede elétrica. Quando ligada diretamente à rede elétrica, obtém-se uma poupança energética ainda maior. Quando ligada ao balastro EM existente, o arrancador e o condensador em paralelo devem ser removidos para diminuir o fator de potência.

IF **InstantFit**:
Solução plug & play com o equipamento existente, sem necessidade de nova cablagem ou de eliminação de componentes.




TrueForce LED Public (urbana/via pública HPL/SON)

Informação técnica

As lâmpadas LED Philips TrueForce constituem uma solução LED simples com uma rápida amortização para substituir as lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID) e as lâmpadas de sódio de alta pressão (SON). Estas lâmpadas de montagem no topo do poste permitem substituir lâmpadas HID com a vantagem da eficiência energética e da longa vida útil do LED, proporcionando uma poupança imediata em troca de um investimento inicial reduzido. Com dimensões e uma distribuição de luz adequadas, os clientes podem adaptar facilmente as lâmpadas LED TrueForce aos sistemas HPL e SON existentes, melhorando a qualidade da luz com LED HID sem necessidade de trocar luminárias nem de sacrificar o efeito de luz. Os nossos LED de elevado padrão oferecem uma manutenção reduzida e uma garantia de 5 anos, resultando em poupanças a longo prazo.


- Elevada eficiência energética, poupança de energia até 70%.
- Longa vida útil de 50 000 h. e 25 000 / 15 000h para versão Master e Corepro.
- IP65.
- Tamanho de lâmpada e distribuição de luz adequados para substituição direta.
- Peso reduzido.
- Proteção contra sobretensão até 6 kV.

Aplicações: estradas, ruas, parques, praças e garagens.



Dimensões em mm

Produto	D	C
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75	178
TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	75	178
TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	84	178
TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	84	178
TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	84	191
TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84	191



Dimensões em mm

Produto	D	C
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	75	180
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	75	180
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	75	180
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	75	180
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90	245
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90	245
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	90	245
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	90	245
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	90	230
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90	230

Família	Trueforce LED Urban, Master LED Urban e Corepro LED Urban (substituição HPL por vapor de mercúrio)
Material	Plástico/vidro fosco (Corepro e Master LED)
Fluxo luminoso	De 2000 lm até 6000 lm
Consumo	De 13 W até 42 W
Substituição	80 W, 120 W e 200 W HPL 50 W, 70 W, 100 W e 150 W SON
Eficiência luminosa	Até 167 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	Direta à rede 220-240V Master e Corepro e compatível com equipamentos EM e direto para a rede no Trueforce

Casquillo	E27 e E40
Possibilidade de regulação	Não
IP	Proteção contra poeiras e água: IP65. Proteção contra sobretemperatura e sobretensão: até 6 kV (2 kV para Corepro)
Marca CE	Sim
Vida útil	50 000 h Trueforce e Master 25 000 h Corepro
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +55 °C
Informações adicionais	Não utilizar em luminária aberta. É aconselhável retirar o condensador para aumentar o fator de potência.



TrueForce LED Road (SON/SOX)


Informação técnica

As lâmpadas de iluminação rodoviária Philips LED Road constituem uma solução LED simples e de amortização rápida para substituição de lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID), lâmpadas de sódio de alta pressão (SON) e lâmpadas de sódio a baixa pressão (SOX). As soluções LED TrueForce permitem a substituição de lâmpadas HID com as vantagens da eficiência energética e da longa vida útil do LED e proporcionam uma poupança imediata com um baixo investimento inicial. Com uma distribuição de luz e um tamanho de lâmpada corretos, é fácil instalar lâmpadas de iluminação rodoviária LED TrueForce em sistemas SON e SON-T existentes e melhorar a qualidade da iluminação com LED sem trocar o balastro nem o refletor da luminária.

Beneficios
- Lâmpadas com poupança de custos e retorno do investimento curto.
- Investimento inicial reduzido.
- Forma simples de melhorar a qualidade da iluminação.


Caracteristicas
- Elevada eficiência energética.
- Longa vida útil de 70 000 h. para Master e 25.000 para Corepro.
- Tamanho de lâmpada e distribuição de luz adequados para substituições.
- Substituição direta por LED, sem necessidade de trocar a luminária.
- Luz branca agradável com IRC 70/80.

Aplicações de iluminação pública urbana: ruas, parques, praças.




Dimensões em mm

Produto	D	C
TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	52	312
TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	52	425
TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	52	425




Dimensões em mm

Produto	D	C
TrueForce LED Road 60-35W E27 740	61	200
TrueForce LED Road 55-35W E27 730	61	200
TrueForce LED Road 40-25W E27 730	61	200
TrueForce LED Road 42-25W E27 740	61	200
TrueForce LED Road 35W E27 740 MV	61	200
TrueForce LED Road 35W E27 730 MV	61	200
TrueForce LED Road 25W E27 740 MV	61	200
TrueForce LED Road 25W E27 730 MV	61	200



Dimensões em mm

Produto	D	C
TrueForce LED Road 84-55W E40 730	71	262
TrueForce LED Road 120-68W E40 740	71	262
TrueForce LED Road 112-68W E40 730	71	262
TrueForce LED Road 90-55W E40 740	71	262
TrueForce LED Road 55W E40 740 MV	71	262
TrueForce LED Road 68W E40 730 MV	71	262
TrueForce LED Road 68W E40 740 MV	71	262



Dimensões em mm

Produto	D	C
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38	170
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38	170
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38	210
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38	210
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46	225
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46	225

Família	Master LED SON, Master Ultraeficiente, Tforce Corepro e SOX
Material	Plástico/vidro transparente (Master UE Tforce Corepro)
Fluxo luminoso	De 2800 lm até 12000 lm
Consumo	De 17 W até 65 W
Substituição	50 W-150 W SON - 35 W-36 W-55 W SOX
Eficiência luminosa	Até 210 lm/W
Temperatura de cor	2700 K, 3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	70


Tensão de linha	Versão direta à rede 220-240V/ versão compatível com equipamentos eletromagnéticos
Casquillo	E27, E40 e B22
Possibilidade de regulação	Não
IP	Protecção contra pó e água: IP65. Protecção contra sobretensão e temperaturas até 6 Kv, (2 Kv para Corepro)
Marca CE	Sim
Vida útil	70 000 h Master LED SON; 50 000 h Master UE e SOX; 25 000h Tforce Corepro
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +55 °C




TrueForce LED Industrial and Retail

Informação técnica


Apresentamos a primeira alternativa LED Plug and Play direta para lâmpadas tradicionais que funcionam em aplicações elevadas. A TrueForce Industrial and Retail é uma lâmpada LED eficiente que permite melhorar facilmente as luminárias existentes com LED. Substitui as lâmpadas HPI/HQI, HPL/HQL na iluminação de aplicação elevada em aplicações industriais e de retalho de grande escala e é totalmente compatível com os equipamentos BHL e BSN 250 W e 400 W. Agora também disponível para ligação direta à rede.





Dimensões em mm

Produto	D	C
TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	123	225
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	123	225
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105	190
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105	190
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 830	105	190



Família	Trueforce HPI LED Universal
Versões	Trueforce e Core
Reinstalação de lâmpadas	Lâmpadas HPI e HPL
Material	Plástico: acabamento mate (Core) e claro
Fluxo luminoso	11 000 e 20 000 lm
Consumo	88-250 W e 145-400 W
Eficiência luminosa	Até 138 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	80
Tensão de linha	Universal (Trueforce), compatível com equipamentos EM e direto para rede (220V-240V)
Fator de potência	0,9

Equipamento	Eletromagnético e direto à rede
Possibilidade de regulação	NÃO
Tipo de controlo	NÃO
Cor/acabamento	Preto antracite (Trueforce), cinza (Core HPI), branco fosco (Core HB)
Marca CE	SIM
Certificados	CE, Kema, Rohs, TUV
Vida útil	Até 50 000 h para Trueforce e 25 000 h para Corepro
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 45 °C
Medidas	210 mm x 250 mm
Instalação	Reinstalação de lâmpadas direta e colocação de nova cablagem da luminária em caso de instalação direta à rede
Etiqueta	E/F


TERÍA
LA HUERTA

Lâmpadas convencionais para as suas luminárias tradicionais



A Philips tem consciência de que ainda existe procura de lâmpadas convencionais. Se for o seu caso e precisa de lâmpadas tradicionais de substituição para os seus sistemas de iluminação, a Philips pode oferecer-lhe uma solução.

Consulte a gama de lâmpadas convencionais da Philips e encontrará produtos à medida das suas necessidades.



Descubra as nossas lâmpadas convencionais em **www.lighting.philips.pt/prof**

Encontre o LED ideal para substituição da sua lâmpada convencional em **www.conversiontool.lighting.philips.com**

Encontre o equipamento/driver adequado para a sua lâmpada, luminária ou balastro de substituição **no link**

Philips Ledinaire



Soluções verdadeiras e eficazes para profissionais que cumprem o que prometem. Obtenha um rendimento fiável e os resultados que espera graças aos componentes chave de eficácia comprovada da Philips. Tudo isto a um preço muito acessível! Philips Ledinaire – a gama essencial de produtos de confiança para projectos de iluminação do dia a dia que exigem um bom rendimento.

Philips Ledinaire, para os seus projectos de iluminação profissional do dia a dia. Os verdadeiros profissionais escolhem a Philips Ledinaire para os seus projectos de iluminação do dia a dia.

Para manter esta escolha, assumimos um compromisso com a qualidade de todos os produtos da nossa gama Philips Ledinaire. Desta forma, pode ter a certeza de que o produto que recebe é exatamente aquilo que vê na caixa..

Mais informações na página web **Philips Ledinaire**



StreetLight Ledinaire
Página 846



Projetores Ledinaire All-in
Página 847



Projetores Ledinaire alta potência
Página 848



Projetores Ledinaire Solar
Página 849



Estanque G4 Ledinaire
Página 850



Estanque Vacia Philips Ledinaire
Página 851



Apliques Ledinaire
Página 852



Régua Ledinaire
Página 853

Painel Saliente Ledinaire
Página 854

Painel G5 Ledinaire
Página 855



Campânula Ledinaire
Página 856



SlimDownlight Ledinaire
Página 857



Clear Accent gen2 All-in
Página 858



De confiança

Receba exatamente aquilo que espera e precisa. Esta é uma promessa que cumprimos sempre.



Fiável

Qualidade Philips comprovada. Cada componente essencial é submetido a testes para que se obter uma fiabilidade máxima e um rendimento duradouro.



Grande valor

Um resultado perfeito não deveria ser sinónimo de preços elevados. A Ledinaire oferece uma iluminação de grande qualidade do fabricante líder em LED.



StreetLight Ledinaire


Informação técnica

PF:>0,9 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | 4-6m | IP65 | IK07 | máx. +40°C -30°C mín.


A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama StreetLight Ledinaire foi concebida a pensar na transição para a iluminação LED. Destina-se tanto à renovação de luminárias com lâmpadas de descarga como à iluminação de uma rua nova, para que as pessoas se sintam seguras.
A StreetLight Ledinaire oferece vantagens simples e um rendimento fiável.
- Fluxo luminoso de 2952 lm a 6300 lm.
- Versões disponíveis: 3000 K e 4000 K.
- Adequada para diferentes aplicações graças às diversas óticas que proporcionam uma distribuição de luz de largura média.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: áreas residenciais, estradas, ciclovias e ruas.

BRP056



BRP062



Família	Philips Streetlight Ledinaire
Material	Corpo: alumínio fundido de alta pressão. Tampa Ótica/lente: policarbonato. Fixação: alumínio.
Fluxo sistema de família	BRP056; LED 36; LED 38 3100 lm e 3400 lm BRP056; LED 56; LED 59 5100 lm e 5600 lm BRP062; LED 72; LED 76 6400 lm e 6900 lm
Consumo do sistema	BRP056 LED36; LED38: 26 W BRP056 LED56; LED59: 42 W BRP062 LED72; LED76: 51 W
Óticas e difusores	SLF
Eficiência do sistema da família	BR056 LED36; LED38 até 129 lm/W BR056 LED56; LED59 até 133 lm/W BR062 LED72; LED76 até 134 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>70
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim (Proteccion contra sobretensiones 4/4kV)
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	DGR
IP	65
IK	07
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a las 50Khrs
Vida útil	L80 50Khr
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +40 °C
Peso	BRP056: 1,5 kg. BRP062: 1,8 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Entrada lateral: 48-60 mm. Está disponível um acessório de montagem para poste com 5 graus de instalação.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Projetores Ledinaire All-in

Informação técnica

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Os Projetores Ledinaire oferecem versões opcionais com deteção de movimento e iluminação com óticas simétricas e assimétricas. São fornecidos com cabo e podem ser montados num pé ou suspensos pela pega incorporada.
- Fluxo luminoso de 1200 lm a 24000 lm.
- Versões disponíveis em mutliCCT 3000 K, 4000 K e 6500 K.
- Versões disponíveis em branco simétrico em 20/30/50 e 100W.
- Disponíveis com sensor de movimento.
- Disponíveis em versões com deteção de presença.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: parques de estacionamento, zonas exteriores, fachadas de lojas, zonas de armazéns, campos desportivos e recreativos de pequenas dimensões ou instalações desportivas municipais polivalentes.



Dimensões em mm

	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
A	63,8	82	117	150	175	185	242	296
B	111	130	182	232	284	312	409	482
C	25,5	25,5	25,5	26,1	27	32,5	32,5	35,7
D	82,8	100	145	185	215	244	320	380
E	4,2	4,2	4,5	6,5	6,5	8,5	10,5	10,5
F	4,2	4,2	4,5	6,5	6,5	8,5	10,5	10,5
G	79	97	133	173	203	220	282	336
H	35	50	70	90	110	110	150	210
I	45	60	85	110	130	130	180	240

Família	Philips Projetor Ledinaire All-in
Material	Corpo: alumínio fundido Refletor: policarbonato Tampa: vidro temperado
Fluxo sistema de família	LED12: 1100-1200 lm, LED24: 2200-2400 lm, LED36: 3300-3600 lm, LED60: 5500-6000 lm, LED84:7700-8400 lm, LED120: 11000-12000 lm, LED180:16500-18000 lm, LED240: 22000-24000 lm
Consumo do sistema	LED12: 10 W, LED24: 20 W, LED36: 30 W, LED60: 50 W, LED84:70 W, LED120: 100 W, LED180:150 W, LED240: 200 W
Óticas e difusores	Óptica simétrica e assimétrica (100° - 120°)
Eficiência do sistema da família	140 lm/W
Temperatura de cor	MultiCCT: 3000 K, 4000 K e 6500 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V-240 V. Proteção contra sobretensão 2/2Kv
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Versões com sensor de movimento opcional e sensor de luminosidade (MDU)
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza Branco simétrico a 20/30/50/100W
IP	65
IK	07
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	5 % a 50Khrs
Vida útil	L80 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-25 °C a +40 °C
Peso	LED12: 0.24 kg., LED24:0.31 kg., LED36: 0.54 kg., LED60: 0.81 kg., LED84:1.09 kg., LED120: 1.55 kg., LED180:2.51 kg., LED240: 3.68 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Montado em braçadeira
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Proyector Ledinaire Alta Potencia Novidade

Informação técnica

IP65 | IK08

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivoâ. Os Projetores de alta tensão Ledinaire (BVP166) são energeticamente eficientes e econômicos – exatamente o que você precisa. Eles são fornecidos com cabo e podem ser montados na haste ou suspensos no suporte embutido.



Dimensões em mm

	250W	300W	400W	500W
A	354	384	449	491
B	496	556	637	692
C	320	350	410	450
D	420	470	540	600
E	52	52	52	52
F	220	220	300	300
G	/	/	150	150
H	11	11	13	13
I	10.5	10.5	12.5	12.5

Família	Projetor Philips Ledinaire Alta Potencia
Material	Corpo: alumínio fundido Reflector: policarbonato Tampa: vidro temperado
Fluxo sistema de família	LED300: 30.000 lm LED360: 36.000 lm LED480: 48.000 lm LED600: 60.000 lm
Consumo do sistema	BVP166: 250 W BVP166: 300 W BVP166: 400 W BVP166: 500 W
Óticas e difusores	Simétricas
Eficiência do sistema da família	120 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V–240 V
Controlador (integrado)	Si
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza RAL7043
IP	65
IK	08
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	0,5% a 50.000 h
Vida útil	L70 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-25°C a +40°C
Peso	LED300: 5 kg LED360: 6,1 kg LED480: 8,6 kg LED600: 10 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montaje sobre lira
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.



Projetores Ledinaire Solar


Informação técnica

IP65 | IK06


A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Composto por projetor, painel, cabo e comando (todos incluídos na embalagem).
- Fluxo luminoso: desde 900 lm até 4500 lm
- Versões disponíveis em 3000 K e 4000 K.
- Painel policristalino.

Aplicações: parques de estacionamento, zonas exteriores, fachadas de lojas, depois armazéns e/ou zonas exteriores onde a ligação eléctrica não é possível ou difícil.


LED 09




LED 17/18



LED 27/28



LED 45



Família	Philips Projetor Ledinaire Solar
Material	Projetor: Corpo em alumínio fundido Refletor: policarbonato Tampa: vidro temperado Painel: policristalino
Fluxo sistema de família	LED 09: 900 lm LED 17/18: 1800 lm LED 27/28: 2800 lm LED 45: 4500 lm
Consumo do sistema	LED 09: 5,5 W LED 17/18: 13 W LED 27/28: 20 W LED 45: 32 W
Óticas e difusores	Óptica simétrica e assimétrica (100° - 120°)
Eficiência do sistema da família	140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Controlador (integrado)	Sim

Fator de potência	1
Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza
IP	65
IK	06
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	5 % a las 50Khrs
Vida útil	L70 50khrs
Temperatura de funcionamento	-25 °C a +40 °C
Peso	LED 09: 2,02 kg LED 17/18: 2,57 kg LED 27/28: 4,25 kg LED 45: 5,24 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem na lira
Información adicional	Más información adicional en las instrucciones de montaje.




Estanque G4 Ledinaire

Informação técnica

50Hz 60Hz | 220V 240V | LIFE L70 50K h | IP66 | IK08 | LEDs | GLOW WIRE 850°C | máx. +45°C -20°C min.

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama de luminárias LED estanques é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo concebidas para aplicações industriais e aplicações em que seja necessária uma elevada estanquidade.
- Fluxo luminoso de 1800 lm até 5600 lm, consoante a Versão.
- Versões disponíveis: 4000 K e 6500 K.
- Estão disponíveis versões TW1 (ligação de passagem). Máximo de 10 luminárias.
- Disponível em três tamanhos: LED18S de 600 mm, LED36S de 1200 mm, LED56S de 1500 mm.
- Versões multilúmen disponíveis
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: parques de estacionamento cobertos, salas de armazenamento (refrigeradas), iluminação geral.



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	90	611	100~150	100~150	
L1200	69	59	90	1201	200~250	200~250	
L1500	69	59	90	1501	100~150	100~150	
L1800	69	59	90	1801	150~250	150~250	900,5

Família	Philips Estanque Ledinaire
Material	Corpo: policarbonato, coextrusão Tampas de acabamento: policarbonato
Fluxo sistema de família	**Versões standard**: LED18S: 1800 lm LED36S: 3600 lm LED56S: 5600 lm **Versões multilumen**: tamanho 1200 mm: 2900-4800 lm tamanho 1500 mm: 4100-6800 lm
Consumo do sistema	LED18S: 15 W LED36S: 30 W LED56S: 46 W
Óticas e difusores	Difusor de policarbonato
Eficiência do sistema da família	120 lm/W
Temperatura de cor	Modelos individuais CCT: 4000 K e 6500 K Modelo multilumen: 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza claro (RAL7035)
IP	65
IK	08
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +30 °C
Peso	LED18S: 0,38 kg. LED36S: 0,75 kg. LED56S: 1 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suportes de montagem. Os suportes de montagem podem ser colocados em todo o comprimento da luminária. Possibilidade de ligação de passagem; versões "TW1" dedicadas disponíveis.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Estanque Vacia Philips Ledinaire

Informação técnica

IP65 | IK08 | GLOW WIRE 850°C

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama de luminárias LED estanques é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo concebidas para aplicações industriais e aplicações em que seja necessária uma elevada estanquidade.
- Equipadas para funcionamento com Tubos LED. Recomenda-se a utilização de tubos LED CorePro.
- Disponível em 3 tamanhos: 600 mm para 1xTLED e 2xTLED; 1200 mm para 1xTLED, 2xTLED e 1500 mm para 1xTLED e 2xTLED

Aplicações: parques de estacionamento cobertos, salas de armazenamento (refrigeradas), iluminação geral.



Família	Philips Estanque Vazia Ledinaire
Material	Corpo: policarbonato
Óticas e difusores	Difusor de policarbonato
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Cabeado para TLED de rede direta
Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Cinza claro (RAL7035)
IP	65

IK	08
Marca CE	Sim
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +35 °C
Peso	1xTLED1200: 0.8 kg. 2xTLED1200: 0.95 kg. 1xTLED1500: 1.0 kg. 2xTLED1500: 1.2 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Fixação com suportes de montagem. Os suportes de montagem podem ser colocados em todo o comprimento da luminária.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Apliques Ledinaire

Informação técnica


IP65 | IK08 | LEDs | Ta. 25ºC | máx. +40ºC –20ºC mín. | GLOW WIRE 850ºC

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Os apliques Ledinaire para montagem na parede ou no tecto oferecem versões opcionais com deteção de movimento e iluminação de emergência para maior variedade e flexibilidade.
- Fluxo luminoso de 600 lm a 2200 nas versões redondas.
- Versões disponíveis: 3000 K e 4000 K e versão redonda multilúmen e multicct.
- Disponíveis em versões com deteção de presença.
- Saída de luz difusa e confortável


Aplicações: espaços públicos, corredores, zonas de circulação, vestíbulos, corredores ou escadas.




Rectangular



Redondo WL070V



Redondo WL060V All in



Redondo WL060V single

Família	Philips Aplique Ledinaire
Material	Corpo: policarbonato
Fluxo sistema de família	Retangular: single CCT 600 lm e 630 lm Redondo WL070V multilumen 1100–1700 lm Redondo WL060V single CCT 1100 lm, multiCCT 1100–2200 lm
Consumo do sistema	Retangular: 6 W Redondo WL070V all in: 11–16,5 W Redondo single WL060V: 11 W Redondo WL060V all in: 11–16,5–22 W
Óticas e difusores	Difusor de policarbonato
Eficiência do sistema da família	Retangular: 100 lm/W Redondo: 100 lm/W todas as versões
Temperatura de cor	Retangular: 3000 y 4000 K Redondo WL070V: 3000–4000–6000 K Redondo WL060V: 3000 y 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V – 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Detector de movimento opcional e sensor de luz natural, incluindo interruptor DIP para regulação de 10% e 25% (MDU).
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco RAL 9003
IP	65
IK	08
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	Retangular: 7,5% a las 50Khrs Redondo: 2,5 % a las 50Khrs
Vida útil	Retangular: L65 50Khrs Redondo: L70 50Khrs
Temperatura de funcionamento	–20 °C a +40 °C
Peso	Retangular: 0,7 kg. Redondo LED11S: 0,58 kg. Redondo LED17S: 0,58 kg. Redondo LED17S MDU: 0,61 kg.
Instalação (tipo de montagem)	O aplique Ledinaire pode ser aplicado no exterior, mas somente quando todos os seus cabos estão dentro de um prédio, com uma distância máxima de 10 metros.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Régua Ledinaire

Informação técnica

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. As réguas Ledinaire oferecem uma solução para substituição direta de iluminação convencional com poupança energética superior a 40%, com um consumo reduzido e interligáveis entre si. São fornecidas com cabo de ligação direta para instalações em que seja necessária ligação de passagem.
- Fluxo luminoso de 480 lm a 2400 lm.
- Versões disponíveis: 3000 K e 4000 K.
- Saída de luz difusa e confortável

Aplicações: sancas de luz, vitrinas, estantes e balcões; possibilidade de montagem de forma a criar linhas de luz



Família	Philips Régua Ledinaire
Material	Corpo, reflector e ótica: policarbonato
Fluxo sistema de família	LED5: 480-540 lm LED10: 960-1050 lm LED14: 1450-1600 lm LED19: 1900-2100 lm LED24:2400-2600 lm
Consumo do sistema	LED5: 5 W LED10: 10 W LED14: 15 W LED19: 20 W LED24: 24 W
Óticas e difusores	Feixe extra largo
Eficiência do sistema da família	Entre 95 lm/W e 108 lm/W
Temperatura de cor	3000 K e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9


Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5 % a 50Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	LED5: 0,06 kg. LED10: 0,09 kg. LED14: 0,13 kg. LED19: 0,17 kg. LED24: 0,21 kg.
Instalação (tipo de montagem)	Possibilidade de ligação de passagem de, no máximo, 10 luminárias.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.

Painel saliente Ledinaire

Informação técnica

50Hz 60Hz | 220V 240V | LIFE L65B50 50K h | IP20 | IK03 | máx. +40°C +10°C mín. | GLOW WIRE 650°C

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A solução Ledinaire de encastrar ou saliente é uma luminária profissional de baixo consumo para aplicações de iluminação geral.
- Disponível em versões completas com fluxo luminoso de 3400 e 4000 lúmens.
- Versões NOC (UGR>19) e OC (UGR<19)
- Disponível em 4000 K
- Estrutura metálica para maior robustez.
- Saída de luz difusa e confortável.



Família	Philips Painel Ledinaire
Material	Corpo e difusor: alumínio Suporte de montagem: aço
Fluxo sistema de família	3400 lm - 4000 lm nas versões OC e NOC.
Consumo del sistema	28 W e 34 W
Óticas e difusores	Ótica 108°
Eficiência do sistema da família	120 lm/W
Temperatura color	4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9


Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Branco WH (RAL9003)
IP	20
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L70 30Khrs
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Peso	2,62 kg
Instalação (tipo de montagem)	Montagem em superfície
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.

Painel G5 Ledinaire

Informação técnica

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. O painel Ledinaire é uma luminária profissional de baixo consumo para aplicações de iluminação geral.
- Fluxo luminoso de 3400 lm e 4100 lm, nova eficiência aumentada para 120 lm/W
- Versões disponíveis: 3000 K, 4000 K e 6500 K
- Novo bloco de terminais rápido
- Sistema de plugue DC para fácil montagem
- Estrutura metálica para maior robustez.
- Saída de luz difusa e confortável
- Versões NOC e OC (recomendado para escritórios)
- Versões com regulação DALI

Aplicações: escritórios, escolas, hospitais, zonas de passagem, salas de reuniões.



Família	Philips Painel Ledinaire
Material	Corpo e difusor: alumínio Suporte de montagem: aço
Fluxo sistema de família	3400 lm e 4100 lm
Consumo sistema de família	34 W e 41 W
Óticas e difusores	Ótica 90°
Eficiência do sistema da família	120 lm/W
Temperatura de cor	Versões CCT simples 4000 K e 6500 K. Versões multicolor 3000 K e 4000 K.
Índice de restituição cromática	>80
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>90
Possibilidade de regulação	Sim. Versões DALI reguláveis.

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco WH (RAL9016)
IP	20
IK	02
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5 % a 50 Khrs
Vida útil	L70 75Khrs
Temperatura de funcionamento	+10 °C a +35 °C
Peso	2 kg
Instalação (tipo de montagem)	Acessórios de montagem disponíveis: Montagem em superfície (RC159Z SMB) Montagem suspenso (RC159Z suspension) Montagem para tetos de estuque (RC159Z plaster ceiling)
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Campânula Ledinaire

Informação técnica

50Hz 60Hz | 220V 240V | IP65 | IK06 | GLOW WIRE 650°C | máx. +45°C −20°C mín.

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A Campânula Ledinaire é uma luminária profissional de baixo consumo concebida para aplicações industriais e tetos altos.
- Fluxo luminoso de 10500 lm na versão pequena e 20000 lm na versão media, 28000 lm na versão grande. Versão all in 3 fluxos luminosos: 15.000 lm / 22.000 lm / 28.000 lm
- Versões individuais CCT 4000 K, versão all in 4000 K / 5000 K / 6500 K.
- Disponibilidade de refletores e supor tes como acessórios em todas as versões. No modelo all in disponível sensor remoto+.
- Estrutura metálica para maior robustez.
- Saída de luz difusa e confortável



Família	Philips Campânula Ledinaire
Material	Corpo e difusor: alumínio Suporte de montagem: aço
Consumo sistema de família	Versão pequena: **BY020P G3** LED105 Versão media: **BY021P G3** LED200 Versão grande: **BY022P G3** LED280 Versão all in: **BY030P** LED150-220-280
Óticas e difusores	Ótica de policarbonato mate larga
Eficiência do sistema da família	Até 150 lm/W
Temperatura de cor	4000 K versões individuais CCT 4000 K, 5000 K e 6500 K todas em versão All in
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Fator de potência	>0,9
Controlador integrado	Sim

Possibilidade de regulação	Não
Classe elétrica	I
Cor/acabamento	Cinza DGR (RAL9003)
IP	65
IK	Versão individual CCT 06 / versão All in 07
Marca CE	Sim
Vida útil	L80 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +45 °C
Peso	Versão pequena: **BY020P**: 1,8 kg Versão media: **BY021P**: 2,52 kg Versão grande: **BY022P**: 3,27 kg Versão all in: **BY030P** 3 kg
Instalação (tipo de montagem)	Suspensa. Fornecida com gancho de montagem
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




SlimDownlight Ledinaire

Informação técnica

A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. A gama Slimdownlight é constituída por luminárias profissionais de baixo consumo concebidas para aplicações de iluminação geral.
- Fluxo luminoso até 2000 lm nas versões redondas e 1200 lm nas versões quadradas.
- Versões disponíveis com um único CCT e vários CCTs com 3000, 4000 e 6500 K.
- Versões MultiCCT com controlador integrado ou externo
- Vida útil prolongada.
- Instalação rápida e fácil graças ao controlador integrado.
- Saída de luz difusa e confortável


Aplicações: escritórios, escolas, hospitais, zonas de passagem, salas de reuniões.

SlimDownlights Quadrado




Diâmetro de corte - L150mm
DN065B QUADRADO

SlimDownlights Redondo saliente




DN065C LED10S




DN065C LED 20S

SlimDownlight Redondo e CCT



Diâmetro de corte - Ø150mm
DN065B LED10S



Diâmetro de corte - L200mm
DN065B LED20S

Família	Philips SlimDownlight Ledinaire
Material	Corpo e difusor curvo: metal Refletor: policarbonato revestido a alumínio.
Fluxo sistema de família	De 1000 lm até 2000 lm consoante a versão
Consumo do sistema	De 10,5 W até 20 W consoante a versão
Óticas e difusores	Abertura 110º
Eficiência do sistema da família	LED10S: 90 lm/W LED20S: 100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K, 4000 K e 6500 K Versão MultiCCT disponível
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9
Possibilidade de regulação	Não

Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco WH (RAL9003)
IP	IP20 Frontal IP40
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5% a 50Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	DN065B LED10S: 0,21 kg DN065B LED20S: 0,34 kg DN065C LED10S: 0,47 kg DN065C LED20S: 0,70 kg
Instalação (tipo de montagem)	DN065B: montagem encastrável DN065C: montagem em superfície
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem.




Clear Accent gen2 All-in

Informação técnica


A gama Ledinaire compreende uma seleção de luminárias LED que contam com os elevados níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível: exatamente o que precisa. Clear Accent RS060/RS061 Gen2 é uma família completa de focos encastrados que oferece um rendimento luminoso superior. Escolha a melhor opção para cada projeto entre cabeça fixa/regulável. Desfrute de um rendimento elevado e fiável sem necessidade de manutenção.
- Fluxo luminoso de 500 lm.
- Apenas versões multicoloridas disponíveis
- Saída de luz difusa e confortável.

Aplicações: lojas, escritórios, hotelaria, halls, corredores, zonas de passagem.

Fixo



Ajustável



Família	Philips ClearAccent Ledinaire
Material	Corpo: metal-plástico Refletor: policarbonato revestido a alumínio Ótica: policarbonato
Fluxo sistema de família	Máximo 550 lm
Consumo do sistema	6 W
Óticas e difusores	Abertura 36°
Eficiência do sistema da família	Entre 76 lm/W e 83 lm/W
Temperatura de cor	Multicolor 2700-3000 e 4000 K
Índice de restituição cromática	>80
Tensão de linha	220 V - 240 V
Controlador (integrado)	Sim
Fator de potência	>0,9

Possibilidade de regulação	Sim (Máx. 10%, reguladores ELV (Corte de fase)
Classe elétrica	II
Cor/acabamento	Branco
IP	20
IK	03
Marca CE	Sim
Taxa de falhas do controlador	7,5 % a 50 Khrs
Vida útil	L65 50Khrs
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +40 °C
Peso	0,1 kg
Instalação (tipo de montagem)	Recorte para encastre: 68 mm. Possibilidade de ligação de passagem até 100 luminárias. Consulte os códigos.
Informações adicionais	Mais informações disponíveis nas instruções de montagem

PHILIPS

All-in

Novo Philips Ledinaire All-in

Tudo o que precisa para o seu próximo projeto.



Obtenha 6 códigos numa única luminária!

Isto, combinado com a rapidez de instalação, torna os seus trabalhos de iluminação do dia a dia mais fáceis do que nunca.

All-in

Multi ColorTemp — Até 3 temperaturas de cor

Multi Lumen — Até dois pacotes de iluminação

Easy to switch — Fácil de instalar, fácil de substituir

a lighting brand by signify

Braços



O portefólio de braços Philips proporciona a liberdade para criar conjuntos completos e personalizados, que encaixam harmoniosamente tanto em zonas urbanas modernas e contemporâneas como nos centros históricos das cidades.

Desde suportes concebidos especificamente para uma determinada gama de luminárias até suportes universais para a instalação de luminárias de montagem na entrada lateral ou topo do poste. Neste capítulo encontrará as especificações técnicas divididas por suportes específicos e suportes universais.



Braços específicos

862 Accent JRP534

863 ClassicStreet

864 East

864 Lyre JRP533

865 Suporte de parede Fernandino

865 Suporte de parede Villa

Braços universais

866 ACO

867 Batio


866 Faro

868 Spline


869 UrbanWave

Accent

Especificações técnicas



Accent + CitySoul gen2 Grande




Accent + CitySoul gen2 Mini

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Específico CitySoul gen2 LED BGP530 ou BGP531
Montagem em coluna	Montagem através de dois pontos de fixação na parte lateral da coluna.
Ângulo de inclinação	2°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa de cor standard RAL7022 texturado. Outras cores a pedido.




ClassicStreet


Especificações técnicas




ClassicStreet Braço topo do poste para Ø 60 mm




ClassicStreet Braço suspenso para Ø 60 mm




ClassicStreet Braço duplo topo do poste para Ø 60 mm



ClassicStreet Braço suspenso duplo para Ø 60 mm



ClassicStreet braço mural topo do poste




ClassicStreet braço mural suspenso

Material	Aço
Montagem da luminária	Montagem especial ClassicSteet topo ou zenital
Montagem em coluna	Para vértice da coluna com diâmetro na ponta conforme a versão do suporte.
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintado em poliéster em estufa, cor standard negro texturado. Outras cores a pedido.




East

Especificações técnicas



East L1400




East L1000

Material	Aço
Montagem da luminária	Específico CitySoul gen2 LED BGP530 e BGP531
Tipos de braços	Individual, duplo, posterior (500 mm), aplique de parede (500 mm e 1000 mm)
Montagem em coluna	Para vértice de coluna com diâmetro em ponta de 76 mm
Ângulo de inclinação	2°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa de cor RAL7022 texturado. Outras cores RAL e Futura Akzo Nobel disponíveis a pedido.

Lyre JRP533

Especificações técnicas




Lyre

Material	Alumínio
Montagem da luminária	Específico CitySoul gen2 LED BPP532
Tipos de braços	Individual
Montagem em coluna	Para vértice de coluna com diâmetro na ponta de 76 mm e casquilho topo do poste de Ø 60x95 mm.
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa RAL7022 texturado. Outras cores RAL e Futura Akzo Nobel disponíveis a pedido

Suporte de parede Fernandino


Especificações técnicas



Material	Alumínio fundido.
Montagem da luminária	Vertical sobre casquilho 3/4"G
Tipos de braços	Em fachada sobre placa de montagem com dois orifícios de fixação
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Esmaltado em preto RAL9005, com primário antioxidante prévio, de acordo com o procedimento específico para este tipo de materiais. Outras cores a pedido

Suporte de parede Villa


Especificações técnicas



Material	Tubo e alumínio fundido
Montagem da luminária	Vertical sobre casquilho 3/4"G
Suporte do suporte	Em fachada sobre placa de montagem com dois orifícios de fixação
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Esmaltado em preto RAL9005, com primário antioxidante prévio, de acordo com o procedimento específico para este tipo de materiais. Outras cores a pedido

ACO


Especificações técnicas



Material	O suporte é soldado à coluna, por isso, é fabricado no mesmo material e com o mesmo acabamento.
Montagem da luminária	Montagem lateral. O acoplamento é fabricado à medida consoante a luminária a instalar
Montagem em coluna	Soldado à coluna
Ângulo de inclinação	Standard 0°, inclinação possível a pedido.
Acabamento	O suporte é soldado à coluna, por isso, é fabricado no mesmo material e com o mesmo acabamento.

Faro

Especificações técnicas






Material	Aço
Montagem da luminária	Entrada lateral Ø 60 mm
Montagem em coluna	Para vértice da coluna. O suporte é fabricado de acordo com o tipo e diâmetro da coluna.
Ângulo de inclinação	5°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa. Cor a definir pelo cliente.

Batio

Especificações técnicas



Material	Alumínio
Montagem da luminária	Vertical ou zenital sobre casquilho 1"G ou topo do poste 60 mm.
Montagem em coluna	Montagem através de dois pontos de fixação na parte lateral da coluna
Ângulo de inclinação	0°
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente





Spline

Especificações técnicas




Material	Aço
Montagem da luminária	Entrada lateral 60 mm
Montagem em coluna	Para vértice da coluna com diâmetro em ponta de 76 mm
Ângulo de inclinação	3°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.






UrbanWave

Especificações técnicas



UrbanWave L1000



UrbanWave L1500

Material	Aço
Montagem da luminária	Montagem lateral. O diâmetro do braço é fabricado à medida consoante a luminária a instalar.
Montagem em coluna	Para vértice da coluna com diâmetro na ponta conforme a versão do suporte
Ângulo de inclinação	3°
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão. Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.



Colunas



As colunas desempenham um importante papel no aspeto das cidades, tanto de noite como de dia. No portefólio das colunas Philips encontrará uma variedade de designs, desde o mais simples, até colunas de design específico para as gamas de suportes e luminárias. Jogando com diferentes combinações de colunas, suportes e luminárias, podemos criar a solução que melhor se integra no ambiente urbano da sua cidade.

Neste capítulo encontrará as especificações técnicas divididas por colunas específicas e colunas universais.



Colunas específicas


872 MetroLight
873 MetroRiginal
874 MetroTube
875 Ocean Recta
876 Tudo em dois Solar
877 UrbanFlex YHB730
878 ZGP560

Colunas universais

879 COL.CR.ACP.
880 COL.CUAD.ACP.
881 COL.STEP.ACP
882 COL.TC.ACP.
883 CUR20

MetroLight

Especificações técnicas




Material	Alumínio
Montagem da luminária	Metronomis específica LED Cónica BDS660, Fluida BDS670, Archote BDS650, Archote com viseira BDS651 com sistema de montagem SP-BL ou SP-WW ou SP-NW (acessório para iluminação de coluna em diferentes cores)
Altura da coluna	3,5 e 4 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pó de poliéster termolacado nas cores RAL ou Futura Cinza 900 Sablé Cor standard: cinzento Ultraescuro Philips 10714 (semelhante a RAL7043 texturado) ou Philips MetroLight cinzento
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40




MetroRiginal

Especificações técnicas




Material	Alumínio
Montagem da luminária	Metronomis específica LED Cónica BDS660, Fluida BDS670, Archote BDS650, Archote com viseira BDS651 com sistema de montagem SP
Altura da coluna	3,5 e 4 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pó de poliéster termolacado nas cores RAL ou Futura Cinza 900 Sablé. Cor standard: cinzento ultra-escuro Philips 10714 (semelhante a RAL7043 texturado). Outras cores a pedido.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



MetroTube

Especificações técnicas




Material	Alumínio ou aço.
Montagem da luminária	Metronomis específica LED Cónica BDS660, Fluida BDS670, Archote BDS650, Archote com viseira BDS651 com sistema de montagem SP
Altura da coluna	3,5 e 4 m
Ângulo de inclinação	0°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	**Versão alumínio**: Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente. **Versão aço**: Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461. Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



Ocean Recta

Especificações técnicas




Material	Acero (columna) y aluminio fundido (punta columna)
Montaje de la luminaria	CitySoul Gen2 con brazo Accent
Altura columna	5, 6, 7, 8 y 9 m
Tipo de instalación	Anclaje a suelo mediante placa base. Versión enterrada bajo pedido.
Acabado	Aplicación de una capa de pintura en poliéster de acabado mínimo de 50 micras, en color a determinar por el cliente.
Certificación	CE Certificación según la norma EN40



Tudo em dois Solar

Especificações técnicas




Material	Aço galvanizado
Altura da coluna	4, 5 e 6 m
Montagem da luminária	Lateral Ø 48-60 mm
Ângulo de inclinação do painel solar	Variável em passos de 5°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento, segundo a norma UNE-EN-1461.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



UrbanFlex YHB730

Especificações técnicas




Descrição	Coluna de seção retangular, fabricada Em tubo de aço carbono. Equipado com uma porta nivelada, placa de Fixando a caixa de junção e configurando para terra.
Material	Acero carbono S-235-JR, o superior, según norma UNE-EN-10025
Altura columna	4 a 8 m
Montagem da luminária	Para UrbanFlex Micro ou Small versão BGP729/730
Ángulo de inclinación panel solar	Variável em passos de 5°
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.




ZGP560

Especificações técnicas




Material	Alumínio fluo-formado
Montagem da luminária	Topo do poste
Altura da coluna	3 a 6 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Pintura em poliéster em estufa em cor a definir pelo cliente.
Certificação	UNE-EN-40-5:2003 (EN 40-5:2002), certificado do produto (marca N) e certificado de conformidade para a marcação CE



COL.CR.ACP.

Especificações técnicas




Descrição	Coluna totalmente cilíndrica, fabricada em tubo de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	3 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



COL.CUAD.ACP.

Especificações técnicas




Descrição	Coluna de secção quadrada, fabricada em tubo de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço de carbono S-235-JR ou superior, conforme a norma UNE-EN-10025
Montagem da luminária	Depende do braço a instalar
Altura da coluna	3 a 10 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamento de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



COL.STEP.ACP.

Especificações técnicas




Descrição	Coluna telescópica de 2 ou 3 frações cilíndricas, fabricada em tubo de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	3 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40




COL.TC.ACP.

Especificações técnicas




Descrição	Coluna troncocónica reta com conicidade de 12/1000, fabricada em chapa de aço de carbono. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	3 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461 Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



CUR20

Especificações técnicas



Descrição	Coluna troncocónica curvada fabricada em chapa de aço de carbono. Raio de curvatura de 20 metros. Com uma porta embutida, placa de fixação de caixa de ligações e ligação à terra.
Material	Aço
Altura da coluna	5 a 12 m
Tipo de instalação	Suporte no solo através de base. Versão enterrada a pedido.
Acabamento	Galvanizado a quente por imersão de uma só vez, depois de tratamentos de desengorduramento, decapagem e fluxagem, proporcionando um revestimento moldado mínimo de 65 mícrones, segundo a norma UNE-EN-1461. Lixagem e lavagem da superfície. Aplicação de uma camada de tinta em poliéster de acabamento mínimo de 50 mícrones, na cor a determinar pelo cliente.
Certificação	CE Certificação segundo a norma EN40



Certificação colunas

Certificação Norma EN 40 para colunas

Norma EN-40 para colunas e postes de iluminação.

A norma UNE-EN-40 aplica-se a todas as colunas e postes de iluminação fabricados em aço, alumínio, poliéster ou betão.

A norma define a metodologia da verificação do produto tanto por cálculo como por ensaio mecânico. Especifica também as verificações a realizar durante o processo de fabrico exigidos pela certificação CE do produto.

Todas as colunas fornecidas pela Philips são calculadas conforme a:

- UNE-EN40-3-1 Especificação para cargas características.
- UNE-EN40-3-3 Verificação do produto.

Certificação CE das colunas

Obrigatório para colunas, mas não para suportes de parede. Autoriza a comercialização do produto no mercado português. A certificação é emitida por uma entidade autorizada. A marca CE está presente na zona da porta de acesso de manutenção de todas as colunas e tem o nome do fabricante, o 12NC e a descrição da coluna.

Montagem das colunas

Base

Colunas de aço e alumínio

O não cumprimento das instruções e recomendações de montagem pode provocar o risco de lesões em pessoas e/ou danos materiais.

Cálculo da resistência das colunas

As colunas foram concebidas para resistir a uma carga determinada e conhecida, tendo em conta os imperativos associados a uma zona geográfica ou a um local. Qualquer acrescento de acessórios (bandeirolas, grinaldas, estandartes, vasos, sinalização rodoviária, etc.) deve ser objeto de uma verificação prévia indispensável no nosso gabinete de estudos. Todas as colunas são fornecidas com parafusos de fixação avaliados para uma implantação e uma carga determinadas. As dimensões do bloco de betão são da responsabilidade do construtor. As dimensões indicadas pelo nosso gabinete de estudos são fornecidas apenas como orientação e devem ser confirmadas por um gabinete especializado em engenharia civil.

Montagem das colunas

Para todos os tipos de montagem, é imprescindível prever tubagens de escoamento que desemboquem fora do betão, para evacuar a água de condensação da coluna. Quando se utilizam colunas de alumínio com parafusos de fixação de aço, são fornecidas anilhas antibinário que devem ser colocadas obrigatoriamente. É necessário cobrir as cabeças das varetas e as porcas com um capuz de proteção cheio de lubrificante para as preservar da oxidação e facilitar a manutenção anual das colunas (aperto).

Recomenda-se não cobrir a base da coluna. Em caso de enterramento, a proteção do pé da coluna e da base deve ser realizada com um revestimento isolante químico e elétrico, de tipo betuminoso, por exemplo.

Montagem recomendada

Instalar as colunas com base diretamente sobre o cimento (bloco de betão) que deve estar liso, plano e na horizontal (fig. 1 e 2).

- Montagem com sistema semi-rígido Pode ser utilizado um dispositivo semirrígido entre a base e o bloco de betão com vista a garantir a verticalidade do suporte e o assentamento correto da placa (fig. 3).
- Montagem sobre porcas É permitida a montagem deslocada sobre porcas na condição, única, de que o espaço livre debaixo da base seja cheio com argamassa de enchimento sem retração (fig. 4).

Preparação das colunas

Para utilização próximo do mar, recomendamos uma pintura adaptada a ambientes altamente salinos.

Proteção betuminosa

Opcional para colunas de alumínio.

Proteção contra a corrosão aplicada no pé da coluna e sobre a base até uma altura a definir pelo cliente.

Armazenamento de colunas

Não devem ser armazenadas no mesmo solo ou na proximidade de uma zona de armazenamento de materiais pulverulentos. Deve prever-se a ventilação para um armazenamento de longa duração e devem eliminar-se as cintas metálicas.

Manutenção das colunas

Para a manutenção anual das colunas, a Philips propõe as seguintes recomendações:

- Verificar as fixações dos braços, luminárias e acessórios.
- Verificar a presença de todos os parafusos e o aperto correto dos mesmos.
- Verificar a tampa da porta de acesso de manutenção.
- Limpar a superfície da coluna com água ensaboada para as colunas de alumínio escovado ou de aço galvanizado e utilizar um produto para polir as colunas termolacadas.
- Verificação da base das colunas em busca de danos que possam iniciar a corrosão ou fissuração da coluna.

As colunas Philips são da classe 0 (EN40). Quando uma coluna sofre um acidente, a sua resistência mecânica é afetada. É imprescindível desmontar a coluna e protegê-la.




fig. 1 - Coluna de alumínio




fig. 2 - Coluna de aço




fig. 3 - Dispositivo semirrígido




fig. 4 - Montagem sobre porcas

Bloco de betão

Solo

Condições especiais de venda e fornecimento

Os preços desta Tabela visam servir de base para a faturação da rede de distribuição, podendo servir aos instaladores para avaliarem os seus projetos se tal for considerado pertinente. Os preços correspondem aos EOC e embalagens que constam no presente documento. Para qualquer outro tipo de embalagens, é necessário consultar os preços. O critério de administração, que partilhamos integralmente, é que a determinação do preço de venda ao público é sempre uma competência exclusiva do último nível da distribuição, sendo que corresponde apenas a este nível, dependendo da atividade da oferta e da procura, a sua fixação definitiva em cada caso.

Geral

A qualquer encomenda realizada serão aplicáveis os Termos e Condições Gerais de Venda de Produtos e Serviços da Signify Iberia, S.L.U., disponíveis em **https://www.signify.com/global/conditions-of-commercial-sale/pt-pt** e incluídas abaixo. Qualquer acordo que contrarie os Termos e Condições acima mencionados deverá ser acordado e assinado por escrito por ambas as partes.

Prazos de entrega

A pedido do Comprador, os prazos de entrega serão confirmados depois de efetuar o pedido e serão sempre indicativos, pelo que os eventuais atrasos não implicarão o cancelamento do pedido nem a aplicação de penalizações.

Cancelamento de pedidos

Uma vez recebido nos nossos escritórios e colocado nos nossos sistemas de produção, este pedido não pode ser cancelado nem alterado.

Amostras

As amostras serão objeto de pedido e pagas na sua devolução em perfeito estado.

Transporte

As entregas serão realizadas com portes pagos pela nossa transportadora habitual.

Os distribuidores que necessitarem poderão solicitar um envio rápido através de uma empresa de transporte urgente, igualmente com portes pagos. Neste caso, a Signify, S.L. repercutirá o custo deste serviço na fatura ao cliente, sob o título “Portes”.

Relativamente a qualquer pedido inferior a 500 euros, serão cobrados 30 euros na fatura.

No caso das Colunas, o pedido mínimo será de 5 unidades.

Serão cobrados 500 euros relativos aos portes por qualquer pedido de Colunas entre 5 e 10 unidades.

A morada de entrega deverá constar no pedido.

Os envios de mercadorias destinados a um local diferente da morada da empresa que efetua o pedido deverão ser previamente autorizados pela Direção da Área que corresponde ao local de destino e os respetivos custos serão sempre suportados pela empresa que efetua o pedido.

Os custos resultantes do pedido efetuado à empresa transportadora relativamente a uma nova morada serão suportados pelo cliente.

Problemas na entrega

O comprador tem a obrigação de verificar a mercadoria na entrega e de colocar o carimbo da sua empresa e a data na guia de entrega da empresa transportadora. Se não tiver carimbo, deverá colocar o nome e o NIF da pessoa que efetua a receção do material e a data. Na guia de entrega da empresa transportadora, deve anotar-se qualquer anomalia detetada na entrega da mercadoria. No caso de avarias e perdas apenas detetadas depois da entrega, a reclamação de qualquer anomalia deverá ser apresentada no prazo de 48 horas a seguir à entrega ao Departamento de Apoio ao Cliente (incidências) da Signify Iberia, S.L.

Devoluções

Só serão aceites devoluções de produtos que tenham sido expressamente autorizados por escrito pela Signify Iberia, S.L.U. Para esta autorização, Signify Iberia, S.L.U. verificará se os produtos a devolver pelo cliente cumprem as seguintes condições:

a. No caso de lâmpadas e equipamentos, deverão constar na tabela vigente;
b. No caso de equipamentos de iluminação e sistemas de controlo, não se deve tratar de um produto a pedido. A Signify Iberia, S.L.U verificará, em cada momento, se o artigo pedido tem origem num stock prévio da Signify Iberia, S.L.U. ou é fabricado após a receção do pedido inicial do cliente. Os produtos fabricados expressamente para um pedido não podem ser devolvidos;
c. Estão em perfeito estado.
d. A embalagem, rótulo e selo são originais;
e. A venda do produto a devolver deverá ter ocorrido no espaço de 12 meses antes da data do pedido de devolução. É fundamental apresentar o número de guia de entrega ou fatura. As devoluções serão pagas apenas depois de o nosso armazém ter verificado se as condições anteriores foram cumpridas. Os portes da devolução serão suportados pelo cliente e será aplicada uma desvalorização de 25%. No caso de a devolução ter sido originada por um erro da Signify Iberia, S.L.U, o cliente participará o problema através do Departamento de Apoio ao Cliente nos termos das indicações escritas na secção “Problemas na entrega”. Depois de a Signify Iberia, S.L.U. confirmar o erro, terá lugar a recolha do material a devolver sem nenhum custo para o requerente, nem se aplicará a referida desvalorização.

Diretiva comunitária

Chamamos a atenção em cada caso e separadamente para o efeito dos encargos ambientais previstos na Diretiva 2012/19/UE, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e das suas normas de implementação e desenvolvimento.

IVA

Os preços apresentados não incluem IVA.

Importante

Os preços desta Tabela de preços serão periodicamente atualizados pela Signify Iberia, S.L. na **página web**

Salvo acordo diferente entre as partes, por escrito, a Signify Iberia, S.L. reserva-se o direito a alterar a qualquer momento o Preço dos Produtos da Tabela de preços em vigor. O Preço da Tabela de preços aplicado será o que está em vigor no momento em que cada pedido é efetuado pelo Cliente, que será informado antecipadamente pela Signify Iberia, S.L. As atualizações periódicas podem afetar os dados técnicos apresentados, mas, em especial, visarão a inclusão de novidades relacionadas com produtos ou eventuais atualizações dos nossos preços, que serão comunicadas antes da sua entrada em vigor.

Termos e condições generais de venda de produtos e serviços – Signify Iberia, S.L.U.

1. Proposta, confirmação ou acordo

(a) Os presentes termos e condições ("Termos") aplicam-se à venda ou ao fornecimento de produtos e/ou sistemas ("Produtos") ou à prestação de todos os serviços (que inclui qualquer software fornecido como um serviço) ("Serviços") pela Signify Iberia, S.L.U. (CIF B-47002811) ("Signify") a si ("Cliente") e constituirão parte integral de qualquer Acordo e Oferta entre as partes. O envio de uma ordem de compra por parte do Cliente de quaisquer Produtos e/ou Serviços da Signify implica a aceitação dos presentes Termos, de acordo com a versão vigente dos Termos aquando da formalização da ordem de compra. No contexto dos presentes Termos, "Acordo" refere-se a qualquer acordo escrito de fornecimento, distribuição, venda ou licenciamento de quaisquer Produtos ou Serviços celebrado entre a Signify e o Cliente, ou qualquer ordem de compra emitida pelo Cliente e aceite pela Signify; e "Oferta" refere-se a qualquer cotação, proposta ou mera oferta fornecida ao Cliente pela Signify.

(b) Os Produtos e os Serviços podem incluir aplicações Web ou de dispositivos móveis que podem estar sujeitas a termos adicionais ("Termos de Utilização Adicionais") ou software que possa estar sujeito a condições de licenciamento de software adicionais (End User License Agreement, "EULA") e pertençam à Signify, ou a uma filial ou a terceiros. Os EULA ou os Termos de Utilização Adicionais serão facultados juntamente com as aplicações Web ou as aplicações móveis ou o software, consoante aplicável. Exceto quando expressamente indicado o contrário num EULA ou nos Termos de Utilização Adicionais, os termos do EULA ou os Termos de Utilização Adicionais farão parte do Acordo. O Software não será vendido ao Cliente, mas será licenciado em conformidade com os termos de licença previstos na cláusula 10 abaixo.

(c) Em caso de conflito ou inconsistência entre os presentes Termos e os termos de qualquer Acordo ou Oferta, os termos do presente Acordo ou Oferta prevalecem. Em relação às aplicações Web ou de dispositivos móveis ou ao software, quaisquer Termos de Utilização Adicionais ou as condições aplicáveis de qualquer EULA prevalecem sobre os presentes Termos.

(d) Será considerado que os termos "acordados", "consentidos", "confirmados", "aceites", "informados", "notificados" ou "avisados" e os documentos ou atos de significado semelhante devem ser formalizados por escrito; "por escrito" significa escrito à mão, à máquina, impresso ou produzido em formato eletrónico, sempre que seja gerado um registo permanente e os termos "inclui" ou "inclusivamente" são interpretados sem prejuízo da generalidade das disposições acima.

(e) Quaisquer termos diferentes ou adicionais em qualquer ordem de compra, pedido, instruções gerais, termos de compra ou qualquer outro material escrito do Cliente serão considerados como uma alteração material dos presentes Termos e são rejeitados de forma expressa e não terão validade nem qualquer efeito. O início da prestação ou o envio não será interpretado como a aceitação dos termos ou das condições do Cliente. Os usos e costumes do comércio não modificarão nem serão aplicáveis aos presentes Termos.

(f) a Significa poderá modificar os presentes Termos através da publicação de uma versão atualizada no seu site Web, desde que, no que respeita a um Acordo e a uma Oferta, se aplique a versão dos Termos correspondente à data da entrada em vigor do Acordo e da Oferta.

(g) As Ofertas da Signify encontram-se abertas para a sua aceitação durante o período indicado na Oferta ou, se não tiver sido fixado nenhum, durante o prazo máximo de trinta (30) dias a contar da data da realização da Oferta, tendo presente que a Signify poderá, por sua vez, modificar, cancelar ou anular a Oferta, em qualquer momento, sempre antes da receção pela Signify da aceitação da Oferta. Nenhum pedido realizado pelo Cliente será considerado final nem será considerado aceite pela Signify, a menos que esta o confirme por escrito.

(h) O Cliente será o único responsável pela precisão do pedido, incluindo a especificação, a configuração ou outros requisitos dos Produtos e Serviços, além da funcionalidade, compatibilidade e interoperabilidade com outros produtos (não autorizados pela Signify) assim como a adequação para uma utilização específica. O Cliente garante que as informações fornecidas à Signify em virtude de um Acordo estão completas, são precisas e verdadeiras; além disso, o Cliente reconhece que o incumprimento na apresentação de informações ou instruções completas, precisas e verdadeiras à Signify pode prejudicar a capacidade da mesma de cumprir as suas obrigações ou exercer os seus direitos em virtude de um Acordo.

(i) Qualquer catálogo, especificação, lista de preços ou outra documentação semelhante preparada pela Signify é apresentada estritamente para mera conveniência e não será considerada como uma Oferta. A Signify entende que a referida documentação encontra-se completa e precisa aquando da sua impressão; no entanto, a Signify não garante que esta documentação esteja isenta de erros. A Signify não assumirá qualquer responsabilidade por danos advindos de erros de medição, descrição, aplicação de recomendações e assuntos semelhantes.

(j) Os produtos serão fornecidos de acordo com as funcionalidades standard, os estilos e os tamanhos standard descritos nos catálogos da Signify ou, no caso dos Produtos especiais ou feitos especificamente para um pedido, de acordo com os planos e as folhas de especificações da Signify. Na eventualidade de um conflito entre o pedido de um Cliente e um plano ou uma folha de especificações da Signify aprovada pelo Cliente, a última tem prevalência.

(k) As suposições, isenções e qualificações indicadas pela Signify nas Ofertas, nos Acordos e noutros documentos regularão o Acordo e serão interpretados como parte do mesmo e uma orientação para a respetiva execução e interpretação.

(l) Quando a conformidade do Acordo depende da aprovação, da confirmação ou da aceitação por parte do Cliente de uma proposta (esboço), um desenho, um produto, uma planificação ou qualquer outra ação da Signify, o Cliente deverá produzir a mesma dentro do prazo indicado no Acordo ou, caso não seja indicado um período determinado, no prazo de sete (7) dias após a receção de um pedido da Signify; em caso de ausência de resposta no referido período de tempo, será considerado que o Cliente aprovou, confirmou ou aceitou o apresentado pela Signify.

(m) Caso o Cliente revenda Produtos ou incorpore Produtos e/ou Serviços em ofertas ao seu cliente, o Cliente deve assegurar que todos os seus clientes e/ou utilizadores finais dos Produtos ou Serviços cumprem todas as obrigações relevantes do Cliente mediante o Acordo e os presentes Termos, e que os termos do acordo com cada um dos seus clientes ou utilizadores finais estão em conformidade com o Acordo e com os presentes Termos, na eventualidade do incumprimento do anterior, o Cliente deverá indemnizar, defender e isentar a Signify e as suas filiais, os seus gestores, conselheiros, agentes, colaboradores, sucessores e cessionários de e contra quaisquer perdas, responsabilidades, custos (incluindo custas judiciais) e gastos resultantes de ou que estejam relacionados com qualquer incumprimento.

2. Preços e condições de pagamento

(a) Em contraprestação à venda de Produtos ou à prestação de Serviços da Signify, o Cliente deverá pagar todos os preços e encargos ("Preços") em virtude do Acordo e desta cláusula 2. Os Preços serão aplicados em Euros e, a menos que expresso em contrário, baseiam-se na ExWorks (EXW) – em

fábrica da Signify (versão mais recente dos INCOTERMS). A menos que os INCOTERMS aplicáveis indiquem o contrário, os Preços não incluem impostos, obrigações nem outros encargos governamentais, promulgados atualmente ou doravante, incluindo os impostos de valor acrescentado ou impostos semelhantes estabelecidos por qualquer governo, assim como o custo RAE, consoante o caso, e a Signify poderá integrar tais impostos, obrigações ou semelhantes no preço ou faturar os mesmos de forma separada e os quais o Cliente reembolsará à Signify imediatamente após o primeiro pedido.

(b) Quando sujeita a notificar o Cliente, a Signify reserva-se o direito de ajustar os Preços dos Produtos que não tenham sido entregues ou dos Serviços que não tenham sido prestados para refletir as variações nos custos individualizáveis de mais de cinco por cento (5%), inclusive, qualquer flutuação no tipo de câmbio de moedas estrangeiras, as matérias-primas e outros custos de produção e distribuição, e os custos de mão de obra produzidos entre a data da Oferta ou do Acordo e o fornecimento dos Produtos ou a prestação dos Serviços. Além disso, se um Acordo tiver uma duração superior a doze (12) meses, a Signify poderá ajustar os Preços a partir do primeiro dia de cada mês de abril para (i) refletir o câmbio no índice oficial (IPC geral) publicado mais recentemente comparativamente aos doze (12) meses anteriores; e (ii) refletir as variações de conversão e intercâmbio da moeda estrangeira entre o Dólar dos EUA e o Euro superior a 5% a partir da data da Oferta.

(c) Qualquer cancelamento, atraso ou outra alteração da ordem de compra do Cliente previamente aceite pela Signify exigirá uma aprovação prévia da mesma e, por sua vez, a aprovação será realizada sem prejuízo de qualquer direito ou recurso que a Signify possa apresentar de acordo com o Acordo ou a lei. Se, a pedido do Cliente, a Signify aceitar incluir qualquer modificação na ordem de compra ou no câmbio num Acordo, incluindo o cancelamento (parcial), o atraso ou a suspensão, a adição, a omissão, a alteração, a substituição ou a modificação do design, da qualidade, do standard, da quantidade, da fábrica de origem ou do rendimento (incluindo a sequência, as quantidades ou os tempos) dos Produtos e/ou Serviços (cada um deles uma "Variação") ou tiver de realizar uma Variação devido a (i) alterações nas leis, nos regulamentos ou nas normas industriais aplicáveis, (ii) situações de emergência, (iii) informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo Cliente ou (iv) incumprimento por parte do Cliente de alguma das suas obrigações em virtude de um Acordo, o Cliente deverá reembolsar a Signify por todos os custos e gastos incorridos relativos à referida Variação imediatamente e no primeiro pedido.

(d) A Signify poderá faturar o Cliente uma vez que tenha sido realizado o envio dos Produtos ou a prestação de Serviços. A Signify poderá exigir (i) ao Cliente o pagamento numa ou mais datas fixas; (ii) um pagamento antecipado (de parte) do Preço; e/ou (iii) a faturação por fases, por períodos de tempo ou por marcos de conformidade. O Cliente procederá ao pagamento líquido do Preço no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de faturação para a conta bancária designada da Signify. O Cliente pagará todos os montantes devidos à Signify por inteiro, sem realizar qualquer reclamação, dedução ou retenção (de impostos).

(e) No caso de o Cliente não cumprir as suas obrigações de pagamento de qualquer montante devido na respetiva data de vencimento, independentemente de ter sido realizado ou não um pedido formal de pré-pagamento por parte da Signify, de caráter adicional a quaisquer direitos disponíveis para a Signify na medida do permitido pela lei vigente: (i) todos os montantes devidos pelo Cliente serão considerados liquidados, vencidos e exigíveis; (ii) o Cliente deverá pagar juros sobre todos os pagamentos em atraso a uma percentagem de dezoito por cento (18%) anual ou, conforme o caso, a taxa legal de juros de mora aplicável, aquele que produzir o maior valor, a partir da data de vencimento até que a Signify receba o pagamento total efetivo, além disso, deverá pagar à Signify todos os gastos da gestão da cobrança, incluindo honorários de advogados; e (iii) a Signify poderá cancelar e compensar qualquer saldo ou crédito emitido ao Cliente, bem como que o mesmo facilite quaisquer garantias (adicionais), pagamentos antecipados ou depósitos de qualquer natureza e poderá implementar termos adicionais condicionais de pagamento, assim como antecipar os vencimentos previstos para garantir o devido cumprimento no final das obrigações de pagamento do Cliente.

(f) A Signify poderá compensar e deduzir quaisquer montantes que a própria (ou qualquer uma das suas filiais) deva ao Cliente através de qualquer acordo, qualquer montante que o Cliente deva à Signify ou compensar quaisquer pagamentos antecipados ou depósitos realizados pelo Cliente. Caso a Signify proceda à referida compensação de montantes numa moeda diferente do Euro, será utilizado um tipo de câmbio comummente aceite para esse fim.

3. Entrega de produtos; prestação de serviços

(a) Exceto quando acordado o contrário, os Produtos serão fornecidos EXW- em fábrica da Signify (versão mais recente dos INCOTERMS). A Signify procederá à prestação dos Serviços na localização estabelecida no Acordo. As datas comunicadas ou reconhecidas pela Signify são unicamente aproximadas e a Signify não será responsável nem incumprirá as suas obrigações com o Cliente em caso de atraso na entrega dos Produtos ou da prestação dos Serviços, sempre e quando a Signify adote medidas comercialmente razoáveis para cumprir com estas datas. Em caso de atraso, a Signify realizará os esforços comercialmente razoáveis para entregar os Produtos ou prestar os Serviços (quando tal seja aplicável) dentro de um período razoável, de acordo com o motivo do atraso. Por norma, o único e exclusivo recurso do Cliente será cancelar a ordem de compra dos Produtos e Serviços não entregues.

(b) O Cliente deverá indicar qualquer dano ocorrido aos Produtos gerado no envio ou a falta de entrega dos Produtos, na guia de remessa ou na guia de entrega ao receber os Produtos, prestando a devida atenção às instruções correspondentes da Signify ou da transportadora. Todos os Produtos entregues em virtude do Acordo serão considerados aceites pelo Cliente em conformidade com o Acordo e, por sua vez, o Cliente não terá o direito a anular qualquer aceitação, a menos que a Signify receba uma notificação de desconformidade num prazo de sete (7) dias úteis a partir da data da entrega. Sem prejuízo do anterior, a utilização de um Produto por parte do Cliente ou dos seus clientes após a entrega constituirá a aceitação desse Produto por parte do Cliente. A Signify, a seu critério e dentro de um prazo razoável, deverá corrigir qualquer inconformidade através de reparações, do fornecimento de peças de substituição, da troca ou falta de entrega de Produtos ou ao registar um crédito referente ao Preço pago pelo Cliente pelos Produtos não entregues.

(c) As Inconformidades Leves não impedirão nem suspenderão a aceitação por parte do Cliente no que diz respeito aos Produtos e/ou Serviços e a Signify deverá corrigir as mesmas dentro de um prazo razoável. As "Inconformidades Leves" são faltas de conformidade ou anomalias que não obstruem o funcionamento geral nem o uso pretendido dos Produtos ou Serviços de acordo com as especificações.

(d) A Signify poderá realizar alterações ao design, aos materiais, às adaptações e aos acabamentos dos Produtos ou alterar os métodos de trabalho, os sistemas de comunicação, o software ou quaisquer outros elementos dos Serviços e a Documentação, desde que estas alterações não afetem de forma substancial a funcionalidade dos Produtos ou Serviços. A menos que acordado especificamente o contrário, a Signify não garante a disponibilidade, a precisão, a integridade, a fiabilidade, a pontualidade nem o resultado dos Produtos e Serviços. O Cliente não deverá utilizar nem depender dos Produtos e Serviços para outras aplicações ou propósitos distintos dos acordados no Acordo.

((e) O Cliente reconhece explicitamente que determinadas caraterísticas ou funcionalidades dos Produtos e Serviços podem depender da disponibilidade e do funcionamento adequado fornecedores de serviços de terceiros, como pode indicar a Signify, incluindo os serviços de fornecimento de energia, armazenamento de dados, conetividade e serviço de comunicação. Estes encontram-se fora do controlo da Signify e a mesma não assumirá qualquer responsabilidade nem obrigação nesse sentido.

(f) O Cliente é responsável pela generalidade das informações, dos pedidos, das instruções, dos materiais e das medidas fornecidos ou realizados pelo

Cliente diretamente ou por terceiros contratados pelo Cliente (exceto os subcontratados da Signify) associados à entrega ou prestação da Signify de quaisquer Produtos ou Serviços. A Signify terá o direito de confiar na precisão e integridade de parte ou todas as informações fornecidas pelo Cliente, incluindo quando a Signify proporciona serviços de recompilação de dados, design ou auditoria. A pedido da Signify, o Cliente deverá fornecer quaisquer informações, serviço ou suporte mediante o seu controlo e em relação ao cumprimento da Signify em virtude do Acordo.

(g) No caso da ocorrência de uma demora ou interrupção na entrega dos Produtos ou na prestação dos Serviços por motivos não atribuíveis à Signify, ou devido a uma Variação, os prazos para o cumprimento por parte da Signify serão modificados conforme o caso. A Signify terá o direito (à parte dos custos aumentados mencionados na cláusulas 2[c]) a receber uma compensação razoável do Cliente por qualquer dano e/ou custo incorrido por tal demora.

(h) Na eventualidade de um Acordo conter requisitos de stock (mínimos) para a Signify, o Cliente compromete-se a realizar através da Signify, no primeiro pedido, a compra dos Produtos mantidos em stock mediante tal requisito

4. Utilização de produtos e serviços

(a) O Cliente deverá utilizar os Produtos e Serviços apenas para os respetivos fins previstos e de acordo com todas as instruções presentes nos manuais, as orientações, os termos de garantia e quaisquer outros termos e condições aplicáveis aos referidos Produtos e Serviços, ou fornecido por qualquer pessoal da Signify, empregado ou subcontratado pela Signify para a execução de um Acordo (o "Pessoal"). O Cliente manterá a localização e as condições externas da localização, manuseará os equipamentos fornecidos e/ou utilizados pela Signify para a prestação dos Serviços (incluindo os cabos, os acessórios e o fornecimento de eletricidade) em boas condições e reparará e protegerá os mesmos contra danos e influências externas; além disso, manterá os mesmos em bom estado e em funcionamento.

(b) O Cliente deverá utilizar e, quando aplicável, garantir que os utilizadores finais utilizam as aplicações Web, as aplicações móveis e o software de acordo com o EULA correspondente e, quando aplicável, conservar uma cópia de segurança completa do referido software instalado facilmente disponível. Caso seja produzido um erro de software, o Cliente deverá informar a Signify dos erros e deverá auxiliar e prestar apoio à Signify durante a atualização ou a substituição do software utilizado relativamente à conformidade em virtude do presente Acordo.

(c) O Cliente não realizará (nem permitirá) qualquer atividade com os equipamento ou o software fornecidos e/ou os utilizados pela Signify na prestação dos Serviços, exceto para a utilização normal de acordo com as especificações ou com a aprovação prévia da Signify. Caso seja produzida uma ação não autorizada, a Signify poderá suspender os Serviços até que o equipamento ou o software tenha regressado ao seu estado de conformidade original e cobrar ao Cliente com base numa Variação e, até uma posterior confirmação de qualquer obrigação de garantia da Signify no que concerne aos referidos Serviços, permanecerá anulada. Qualquer alteração ao equipamento ou software da Signify (ou dos seus licenciadores) será propriedade exclusiva da Signify (ou dos seus licenciadores), inclusivamente se as referidas alterações foram implementadas pelo Cliente ou para este.

(d) A menos que seja incluído expressamente nos Serviços, para quaisquer Serviços que exijam uma ligação com um sistema numa localização remota, o Cliente, que assumirá os custos e riscos, deverá estabelecer e ativar um sistema de acesso remoto para o pessoal de serviço da Signify (ou os seus subcontratados). O Cliente deverá colocar à disposição da Signify o pessoal tecnicamente competente quando a empresa o solicitar e, quando aplicável, o Cliente autorizará a Signify a utilizar a infraestrutura de TI do Cliente para se ligar e partilhar dados com sistemas e/ou serviços específicos, com o objetivo de prestar os Serviços.

(e) A Signify não será responsável pelas possíveis falhas dos seus Produtos ou Serviços referentes ao rendimento esperado dos mesmos, os benefícios, efeitos ou resultados que surjam devido (i) ao incumprimento por parte do Cliente dos termos em virtude do Acordo; (ii) aos cortes ou às flutuações da corrente elétrica; (iii) ao encerramento ou à queda de sistemas e tecnologia de comunicação e conectividade; (iv) aos eventos de Força Maior ou outras influências externas incomuns; ou (v) às Variações.

5. Serviços de design; documentação

(a) Se estiverem incluídos como parte dos Serviços, a Signify disponibilizará serviços de design de acordo com as especificações acordadas pelas Partes por escrito. Exceto quando acordado em contrário, todos os Direitos de propriedade intelectual (IPR) (conforme definidos na cláusula 10[a]) referentes aos Produtos entregues que resultem dos Serviços de design corresponderão exclusivamente à Signify ou a um representante designado da Signify. O Cliente não poderá utilizar, publicar, copiar nem divulgar estes sem a aprovação prévia da Signify. A Signify poderá facilitar a aprovação de um acordo a este respeito, submetido a determinadas condições previamente acordadas, incluindo o pagamento de uma taxa razoável.

(b) Toda a documentação fornecida pela Signify relativamente aos Produtos e Serviços, incluindo os manuais de utilizador ou as instruções, os catálogos, as fichas técnicas, os dados, os esboços, os calendários, os códigos fonte ou quaisquer outros documentos ou informações obtidos da Signify ou criados pela mesma, em qualquer forma, incluindo o formato eletrónico ou impresso ("Documentação") continuarão a ser propriedade da Signify. A Documentação não é vendida ao Cliente, mas é licenciada mediante os termos de licença da cláusula 10 estabelecida mais abaixo. Exceto quando acordado o contrário, todos os IPR sobre a Documentação são retidos pela Signify ou pelo representante da mesma. O Cliente não deve utilizar, publicar, copiar ou divulgar a Documentação com exceção do estabelecido nos presentes Termos.

6. Instalação; serviços de localização

Esta cláusula será aplicada quando a Signify (ou os seus subcontratados) levar a cabo atividades de construção, cablagem ou instalação (doravante, a "Instalação" ou "Instalar") ou outros Serviços numa localização determinada que pertença ou seja controlada pelo Cliente.

(a) O Cliente é responsável pela finalização atempada das obras preliminares e das preparações da localização de acordo com os requisitos estabelecidos pela Signify. Antes do arranque acordado da Instalação ou de outros Serviços no local e de forma a permitir que a Signify preste os seus Serviços do modo mais eficiente e dentro dos cronogramas acordados, o Cliente deverá realizar o seguinte: (i) disponibilizar e manter as condições da localização (incluindo a infraestrutura); (ii) disponibilizar todas as informações, instruções, inspeções, autorizações, aprovações e permissões necessárias, além de notificar a Signify sobre a localização dos cabos, das linhas de corrente elétrica, das tubagens de água ou de elementos semelhantes, incluindo as pesquisas que descrevem as caraterísticas físicas, as limitações legais e as localizações dos Serviços na localização; (iii) disponibilizar acesso à localização, incluindo a gestão de tráfego, quando aplicável; e (iv) colocar à disposição da Signify todos os materiais, ferramentas, construções e outras instalações, como também qualquer assistência razoável de forma precisa e oportuna, sem custo adicional para a Signify, de acordo com as leis aplicáveis, incluindo os códigos aplicáveis de saúde, segurança, construção e eletricidade.

(b) O Cliente não deverá solicitar a presença da Signify no local antes do cumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 6(a). Caso não haja tempos de espera de mais de quatro (4) horas por dia, a Signify pode reprogramar e cobrar ao Cliente um dia útil completo por esse dia em relação aos recursos implicados. O Cliente deverá (i) disponibilizar um representante qualificado para apoiar a Signify, quando necessário, enquanto trabalha no local; (ii) deverá disponibilizar os serviços (incluindo gás, água, eletricidade e conectividade), aquecimento e iluminação necessários para prestar Serviços no local; (iii) deverá disponibilizar salas adequadas e que possam ser encerradas ao Pessoal (equipadas com

instalações sanitárias) e armazenamento de materiais, ferramentas e instrumentos no local ou perto do mesmo; (iv) deverá desligar e recolher os materiais substituídos pelos Produtos e retirar os mesmos do local; e (v) deverá ajudar a Signify durante os testes (de funcionamento). A pedido da Signify, o Cliente deverá encarregar-se dos encerramentos temporários das instalações na localização (incluindo as instalações de água).

(c) Ao finalizar a Instalação ou outros Serviços na localização, a Signify deverá notificar o Cliente em virtude do protocolo de aceitação acordado entre as Partes. Caso não tenha sido acordado um protocolo, no prazo de cinco (5) dias após a notificação ao Cliente da finalização da Instalação ou qualquer prestação de Serviços na localização, o Cliente deverá controlar e testar a Instalação dos Serviços e os Produtos fornecidos ou instalados pela Signify e, de acordo com as secções 3(b) e 3(c), deverá notificar a Signify caso haja algum Defeito (conforme definido na cláusula 9[a]); caso contrário, será considerado que o Cliente aceitou o Serviço instalado e os Produtos fornecidos ou instalados cinco (5) dias após a notificação. A Signify deverá solucionar os Defeitos notificados dentro de um prazo razoável, de acordo com a cláusula 9.

7. Risco e titularidade

(a) O risco de danos ou perda nos Produtos será transferido para o Cliente i) após a entrega e de acordo com o INCOTERM aplicável; ou ii) no momento em que a Signify proceda à instalação no local dos Produtos ou, se for o caso, da entrega na localização.

(b) A titularidade legal dos Produtos será transmitida ao Cliente apenas quando a Signify (ou os seus financeiros) receber o pagamento completo dos referidos Produtos e, na medida do permitido pela lei aplicável, a Signify recebe o pagamento completo de todo os outros montantes devidos pelo Cliente em virtude de qualquer outro acordo com a Signify (ou as suas filiais). Até que a titularidade legal dos Produtos seja transmitida ao Cliente, este (i) não deverá assimilar, transferir nem comprometer nenhum dos Produtos, assim como também não deve conceder direitos ou titularidade sobre os Produtos a terceiros, salvo no decorrer normal do negócio e através da cobrança dos mesmos ou mediante uma condição de retenção do seu título; e (ii) deverá garantir que os Produtos continuam a ser identificáveis como propriedade da Signify. Caso ocorra um incumprimento por parte do Cliente, a Signify poderá solicitar que o Cliente devolva à Signify, a cargo do Cliente (incluindo os custos de desinstalação), todos os Produtos sobre os quais tenha titularidade que não tenha sido transferida, e o Cliente deverá cooperar totalmente para permitir que, sendo esse o caso, a Signify recolha os referidos Produtos, incluindo o acesso gratuito da Signify (ou o seu representante) à localização dos Produtos e outros equipamentos que a Signify utilize na prestação dos Serviços.

8. Força maior

A Signify não será responsável pelos incumprimentos produzidos devido a eventos de Força Maior. Caso ocorra um evento de Força Maior, a prestação de Serviços ou o fornecimento por parte da Signify serão suspensos pelo período de duração do evento de Força Maior. "Força maior" refere-se a qualquer circunstância ou acontecimento que supere o controlo razoável da Signify, independentemente de ser previsível no momento da celebração do Acordo, pelo qual a Signify não pode cumprir ou executar de forma razoável as suas obrigações, incluindo, mas sem limitações, casos fortuitos, catástrofes naturais como terramotos, relâmpagos, furações, tufões, inundações, atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, encerramentos patronais, guerras, terrorismo, instabilidade política, agitação social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, faltas de produtos na indústria, avaria na fábrica ou da maquinaria, falhas ou perda de eletricidade, ciberataques e atos de pirataria informática ou o incumprimento dos fornecedores da Signify ou de outros terceiros dos quais os serviços dependam (incluindo serviços de conectividade e comunicação); Se o evento de Força Maior se estender (ou a Signify preveja razoavelmente que se estenda) durante um período de 3 (três) meses consecutivos, a Signify terá o direito de cancelar, parcial ou totalmente, o Acordo sem que daí decorra qualquer responsabilidade face ao Cliente.

9. Limitação de garantia e isenção de responsabilidade

(a) Na maioria dos casos, os Produtos da Signify são vendidos com uma garantia limitada que pode acompanhar o produto ou pode ser publicada na página Web da Signify como a garantia standard aplicável para um Produto concreto ("Garantia Standard do Produto"). Para qualquer Produto vendido pela Signify que não esteja sujeito a uma Garantia Standard do Produto, a Signify assegura unicamente durante um (1) ano que os Produtos não apresentarão Defeitos. Para quaisquer Serviços prestados pela Signify, esta garante unicamente que em trinta (30) dias desde a prestação, o Serviço não apresentará Defeitos (exceto em relação à Instalação na qual este período de trinta (30) dias de garantia começará após a aceitação, conforme estabelecido na cláusula 6[c]). Um "Defeito" (ou "Defeituoso") significa, em relação a um Produto, que este possui um defeito material ou proveniente da sua produção que faz com que o Produto não funcione de acordo com as especificações da Signify, se for tido em conta o rendimento geral do Produto e, em relação aos Serviços, refere-se ao Serviço que não é prestado de forma competente e diligente.

(b) A menos que as Partes acordem o contrário, a Signify não fornece qualquer garantia para produtos de terceiros, produtos não marcados com a marca PHILIPS ou com marcas de titularidade da Signify, nem para serviços, aplicações ou software de terceiros nem Produtos personalizados.

(c) O Cliente reconhece que os EULA ou os Termos de Utilização Adicionais podem limitar o período de garantia do software (incluindo as aplicações Web ou para dispositivos móveis).

(d) Para ter direito a realizar uma reclamação válida sobre a garantia, o Cliente deverá notificar de imediato a Signify sobre os supostos Produtos ou Serviços Defeituosos antes do vencimento do Período de garantia. No caso de a Signify decidir, à sua inteira discrição, que uma reclamação da garantia é válida, a Signify, dentro de um prazo razoável e mediante seu próprio critério, deverá reparar ou oferecer produtos de substituição pelos Produtos Defeituosos ou deverá solucionar ou substituir os Serviços defeituosos. Se, apesar dos esforços razoáveis da Signify, um Produto Defeituoso não puder ser reparado nem substituído e os Serviços Defeituosos não puderem ser solucionados nem substituídos, a Signify deverá proceder ao reembolso correspondente ou ao pagamento em fatura do valor que o Cliente pagou por esses Produtos ou Serviços Defeituosos. As reparações, as substituições e as soluções não produzirão uma extensão nem renovação do Período de garantia aplicável. O Cliente deverá obter o consentimento da Signify referente às especificações dos testes que pretenda realizar de modo a determinar a existência de um Defeito. A substituição de Produtos fornecidos pela Signify poderá ser realizada com um Produto com desvios ligeiros no design e/ou nas especificações sempre que não afetem a funcionalidade do referido Produto. No que diz respeito a um Produto substituído ou acreditado, a Signify poderá, à sua inteira discrição, optar por solicitar ao Cliente a respetiva devolução à Signify ou dar instruções ao Cliente para que proceda à destruição do mesmo a expensas do Cliente.

(e) O Cliente deverá cobrir os custos de acesso aos esforços de solução por garantia da Signify, incluindo a retirada e a substituição de sistemas, estruturas ou outras partes da instalação do Cliente, a desinstalação de Produtos Defeituosos e a reinstalação dos substitutos dos produtos. O Cliente não deverá devolver os Produtos à Signify sem o consentimento da mesma e apenas poderá fazê-lo se cumprir as políticas de devolução aplicáveis da Signify. Caso a Signify determine que uma reclamação decorrente da garantia é inválida, o Cliente cobrirá os custos incorridos pela Signify resultantes do manuseamento, teste e transporte dos Produtos devolvidos.

(f) Quaisquer indemnizações e obrigações da garantia da Signify em virtude do Acordo estarão condicionadas (i) ao armazenamento, à instalação, à utilização, à operação e à manutenção adequados dos Produtos, em conformidade com os manuais do utilizador, as políticas de garantia e outras instruções ou termos que a Signify comunique ao Cliente; (ii) o registo preciso e completo do Cliente de atividades de operação e assistência

durante o período de garantia e a proporção de acesso aos registos para a Signify; e (iii) a modificação ou reparação de Produtos ou Serviços, apenas quando autorizadas pela Signify. O incumprimento destas condições anula a garantia. A Signify não será responsável pelo desgaste por uso e dos testes ambientais ou de funcionamento. A garantia fornecida nesta cláusula 9 não se aplica aos danos ou às falhas que surjam como resultado de qualquer evento de Força Maior ou de qualquer abuso, utilização indevida, utilização anómala, fornecimento de potência desadequado, sobrecargas ou flutuações de tensão, ambientes corrosivos, negligência, exposição ou qualquer utilização que incumpra as instruções ou restrições prescritas pela Signify ou qualquer código ou norma aplicável.

(g) Quaisquer indemnizações e obrigações de garantia da Signify em virtude do Acordo não estabelecerão, por si só, nenhuma obrigação para com terceiros nem para com o público. Nenhum elemento de um Acordo deverá ser interpretado como criador de uma obrigação, de uma norma de cuidado nem uma responsabilidade para com pessoas ou terceiros.

(h) Se for necessária uma remoção, uma adaptação, uma atualização ou outra medida corretiva para algum Produto, o Cliente deverá colaborar totalmente e disponibilizar a assistência de que a Signify possa necessitar. O Cliente deve conservar registos e livros precisos para garantir o controlo e a monitorização dos Produtos na eventualidade de uma remoção de Produtos ou quaisquer outras medidas corretivas.

(i) DE ACORDO COM AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS NO ACORDO E SUJEITAS À LEI VIGENTE, AS CLÁUSULAS 9, 11 E 12 (b), (c) E (d) ESTABELECEM TODA A RESPONSABILIDADE DA SIGNIFY E DAS SUAS FILIAIS RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU SERVIÇOS DEFEITUOSOS, INDEPENDENTEMENTE DE QUANDO SURJA O DEFEITO E DA EXISTÊNCIA DE UMA RECLAMAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE COMO É DESCRITA, SE É BASEADA NUM CONTRATO, NUMA GARANTIA, NUMA INDEMINIZAÇÃO, NUMA QUEIXA OU NUMA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE RESTRITA OU OUTRO TIPO DE RESPONSABILIDADE, E SERÁ EXCLUSIVAMENTE ESTENDIDA DIRETAMENTE AO CLIENTE E NÃO A TERCEIROS, INCLUINDO OS CLIENTES DOS CLIENTES, REPRESENTANTES E AGENTES DO CLIENTE. A SIGNIFY REJEITA EXPRESSAMENTE TODAS AS DEMAIS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A GARANTIA POR INCUMPRIMENTO OU AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU A ADEQUAÇÃO PARA FINS ESPECÍFICOS. A FINALIDADE ESPECÍFICA DAS LIMITAÇÕES AQUI ACORDADAS É A DA ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS ENTRE A SIGNIFY E OS CLIENTE QUE, DESTA FORMA, TEM O SEU REFLEXO NOS PREÇOS.

10. Direitos sobre o software, a documentação e a propriedade intelectual

(a) Sujeito ao cumprimento por parte do Cliente de todas as obrigações em virtude do Acordo e destes Termos, o fornecimento de Produtos e/ou Serviços (incluindo o software integrado nos Produtos ou Serviços) inclui uma licença limitada não transferível e não exclusiva (sem o direito de conceder sublicenças) para o Cliente em virtude de qualquer direito de propriedade intelectual (incluindo as patentes, os modelos de utilidade, os designs registados e por registar, os direitos de autor, os direitos sobre bases de dados, as marcas comerciais registadas, os nomes de domínio, os segredos comerciais, o conhecimento, os direitos sobre a topografia de circuitos integrados de semicondutores, assim como todos os registos, as aplicações, as renovações, as extensões, as combinações, as divisões, as continuações ou as republicações do previamente mencionado no conjunto: "IPR") da Signify para, na possibilidade reduzida de os IPR estarem incorporados nos Produtos ou Serviços adquiridos, a utilização ou revenda dos Produtos (incluindo a Documentação), tal como se vendam pela Signify, e/ou no caso dos Serviços, a utilização dos Serviços (incluindo a Documentação) durante o prazo do Acordo aplicável correspondente e em conformidade com a descrição dos Serviços aplicáveis. Não serão concedidos ao Cliente nem aos terceiros outros direitos sobre os IPR além dos concedidos explicitamente no Acordo ou nestes Termos.

(b) No que diz respeito ao software (incorporado) ou a outras aplicações fornecidas ao Cliente, o Cliente não deverá realizar nem permitir que terceiros façam o seguinte: (i) copiar, reproduzir, distribuir, modificar, adaptar, alterar, traduzir nem criar trabalhos derivados do mesmo; (ii) ceder, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, transferir, divulgar nem colocar à disposição de outra forma o referido software ou outros trabalhos; (iii) fundir ou incorporar o referido software noutro software; ou (iv) desarmar, descompilar, desmontar nem tentar derivar de outra forma o código fonte ou a natureza algorítmica do referido software, assim como descodificar, decifrar nem neutralizar qualquer medida de segurança do software, nem retirar ou iludir a proteção do software, sem autorização da Signify, exceto quando permitido explicitamente em virtude da lei aplicável; (v) realizar uma ação referente ao software de modo que necessite que o software ou um trabalho derivado deste seja licenciado em virtude dos Termos de código aberto, incluindo, entre outros, os seguintes: (a) a combinação do software ou um trabalho derivado deste com Software de código aberto mediante a incorporação, a vinculação ou de outra forma; ou (b) a utilização do Software de código aberto para criar um trabalho derivado do software, onde "Software de código aberto" significa qualquer software com licença em virtude dos termos da licença de código aberto que requer, como condição de utilização, modificação ou distribuição de um trabalho, o seguinte: (1) colocar à disposição o código fonte ou outros materiais preferidos para a modificação, ou (2) conceder autorização para criar trabalhos derivados, ou (3) reproduzir determinados avisos ou termos de licença em trabalhos derivados ou a documentação anexa destes, ou (4) conceder uma licença isenta de regalias a qualquer parte em virtude dos IPR em relação ao trabalho ou qualquer trabalho que contenha, combine, exija ou seja baseado no trabalho de outra forma.

(c) O Cliente reconhece que terceiros podem ser proprietários ou titulares dos IPR relacionados com os Produtos ou Serviços. O Cliente deverá reproduzir, sem modificações nem alterações, qualquer legenda de direitos de propriedade da Signify ou dos seus fornecedores no software ou na Documentação fornecida pela Philips.

(d) A Signify poderá utilizar, com total liberdade, e de qualquer modo, ideias, sugestões, comentários ou recomendações produzidos pelo Cliente para a Signify em relação aos Produtos ou Serviços ("Comentários"), sem pagar regalias nem outras considerações ao Cliente. A Signify será proprietária de todos os IPR dos Comentários. A Signify tem o direito de utilizar o resultado, os produtos e as criações gerados a partir da prestação dos Serviços para a sua própria publicidade ou fins promocionais.

11. Indemnização por direitos de propriedade intelectual

(a) O Cliente deverá notificar de forma imediata a Signify sobre qualquer reclamação de terceiros que denuncie que os Produtos e/ou Serviços fornecidos ao Cliente pela Signify violam os IPR de um terceiro. Ao receber a referida notificação, a Signify, a seu próprio critério e suportando os gastos, poderá realizar o seguinte: (i) adquirir para o Cliente o direito de continuar a utilizar os referidos Produtos e/ou Serviços; ou (ii) disponibilizar um produto de substituição que não viole os direitos do IPR de um terceiro e substitua o Produto com um funcionalidade equivalente; ou (iii) modificar o referido Produto para que deixe de violar os direitos IPR de um terceiro; ou (iv) solucionar o dito Serviço; ou (v) realizar o reembolso adequado ou reconhecer o valor que o Cliente pagou por esses Produtos e/ou Serviços.

(b) Caso uma reclamação indicada na cláusula 11(a) gere um procedimento judicial, o Cliente concederá à Signify autoridade total, a critério da mesma e suportando os respetivos custos, para estabelecer ou coordenar a defesa relativa à referida reclamação. O Cliente deverá disponibilizar à Signify toda a assistência que a Signify possa necessitar razoavelmente relativamente à defesa da referida reclamação. O Cliente não celebrará qualquer acordo relativo à referida reclamação nem incorrerá em gastos nem custos de representação da Signify sem o consentimento prévio e expresso da mesma.

(c) De acordo com as disposições das cláusulas 11 e 12, a Signify reembolsará o Cliente em relação a qualquer sentença transitada de indemnização por dados ditada por um tribunal de jurisdição competente que argumente que os Produtos e/ou Serviços, conforme fornecidos pela Signify em virtude do Acordo, infringem diretamente os IPR de um terceiro,

sempre que se argumente que o incumprimento seja atribuído direta e exclusivamente à utilização dos Produtos e/ou Serviços por parte do Cliente, conforme fornecidos pela Signify em virtude do Acordo.

(d) Sem prejuízo de nenhuma disposição em contrário presente no Acordo, a Signify não será responsável nos seguintes casos e as obrigações da Signify estabelecidas na presente cláusula 11 não serão aplicadas nos seguintes casos: (i) qualquer reclamação por incumprimento dos IPR de um terceiro que se produza pelo cumprimento do design, dos planos, das especificações ou das instruções do Cliente; ou (ii) a utilização dos Produtos e/ou Serviços de uma forma que não a acordada nas suas especificações ou uma reclamação baseada em ou que produza uma modificação ou adaptação de um Produto e/ou Serviço que o Cliente realize ou alguém realize em representação do Cliente; ou (iii) qualquer IPR de um terceiro que cubra a montagem, o circuito, o método ou o processo na produção, no teste ou a aplicação na qual possam ter sido utilizados os referidos Produtos e/ou Serviços fornecidos pela Signify; ou (iv) uma reclamação por incumprimento produzida pelo cumprimento de uma norma do setor que se aplica aos Produtos ou Serviços.

(e) No que concerne a qualquer reclamação de incumprimento estabelecida na cláusula 11 (d), o Cliente deve indemnizar na íntegra a Signify por qualquer decisão emitida relativa aos danos resultantes dos referidos incumprimentos. Além disso, o Cliente deve reintegrar à Signify todos os custos em que esta tenha incorrido na defesa de qualquer reclamação ou procedimento judicial relativo ao referido incumprimento, sempre que a Signify notifique previamente o Cliente por escrito de qualquer reclamação ou procedimento judicial devido aos referidos incumprimentos e, caso seja solicitado pelo Cliente, a Signify deverá fornecer a este a proteção do mesmo.

(f) Caso a Signify receba uma notificação a indicar um incumprimento dos IPR de um terceiro relativo a quaisquer Produtos e/ou Serviços fornecidos ou que sejam fornecidos em virtude de um Acordo, a Signify, com o objetivo de limitar ou evitar a responsabilidade, poderá resolver o Acordo, suspender ou descontinuar o fornecimento e a prestação de Produtos e/ou Serviços ao Cliente ou a uma parte destes indicados na notificação. A Signify não será responsável perante o Cliente em virtude da referida resolução, suspensão ou descontinuação.

(g) Sujeito às exclusões e limitações estabelecidas na cláusula 12, o anterior estabelece toda a responsabilidade da Signify pelo incumprimento dos IPR de um terceiro em relação ao fornecimento de Produtos e/ou Serviços.

12. Limitação da responsabilidade

(a) A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA SIGNIFY E DAS SUAS FILIAIS POR TODAS AS RECLAMAÇÕES DE QUALQUER TIPO QUE SURJAM OU ESTEJAM RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CLIENTE OU O ESTABELECIDO EM VIRTUDE DE UM ACORDO (INCLUINDO INDEMNIZAÇÕES, SANÇÕES OU DANOS LIQUIDADOS) ("RECLAMAÇÕES") NÃO EXCEDERÃO O MENOR VALOR DOS SEGUINTES: (I) VINTE POR CENTO (20%) DO PREÇO TOTAL PAGO PELOS REFERIDOS PRODUTOS OU SERVIÇOS; (II) OU 2 000 000 €, A QUE APRESENTAR UM MENOR VALOR. CASO UM ACORDO ESPECIFIQUE QUE OS PRODUTOS OU SERVIÇOS SÃO DISPONIBILIZADOS EM FASES, PERÍODOS OU MARCOS ("MARCOS"), OS VINTE POR CENTO (20%) DO PREÇO TOTAL DA FASE/DO PERÍODO/DO MARCO REFERIDO SERÃO CALCULADOS PARA TODAS AS RECLAMAÇÕES QUE SURJAM OU ESTEJAM RELACIONADAS COM O REFERIDO MARCO.

(b) A Signify não será responsável em nenhuma circunstância pela perda de ganhos, poupanças, dados, reputação ou prestígio, danos indiretos ou por lucro cessante, acidentais, punitivos, especiais ou resultantes, independentemente de os danos referidos se basearem na responsabilidade extracontratual, garantias, contratos ou qualquer outra, mesmo que a Signify tivesse sido informada ou estivesse ciente da possibilidade de que tais danos pudessem ocorrer.

(c) Para ter o direito a realizar um Reclamação válida, o Cliente deve notificar a Signify sobre a referida Reclamação num prazo de trinta (30) dias a partir da data do evento que deu origem à Reclamação. Qualquer ação legal relacionada com uma Reclamação deve ser apresentada no prazo de um (1) ano a partir da data da notificação da Reclamação. Qualquer reclamação apresentada e que não cumpra o indicado anteriormente será considerada nula e sem efeito.

(d) As limitações e exclusões de responsabilidade serão aplicadas apenas na medida do permitido pela lei obrigatória aplicável.

13. Confidencialidade

O Cliente deverá manter a confidencialidade de todas as informações técnicas, comerciais e financeiras, incluindo qualquer Oferta e qualquer termo (de preços), outros dados que a Signify divulgue ao Cliente e qualquer Comentário, não deverá inclusivamente divulgar as referidas informações a terceiros nem utilizar as mesmas para fins distintos dos acordados pelas Partes e em relação à Oferta e/ou o Acordo.

14. Controlos de exportação/importação

(a) Determinadas transações da Signify podem estar sujeitas a leis de exportação e importação e regulamentos que proíbem ou restringem a (re) exportação ou transferência de determinados artigos para certos países, pessoas físicas ou jurídicas, incluindo as leis e os regulamentos da ONU, da UE e dos EUA. ("Regulação das Exportações"). A (re)exportação ou transferência de Produtos e ou Serviços, assim como a assistência técnica, a formação, os investimentos, os financiamentos, a assistência financeira, a corretagem e o licenciamento de tecnologia estão sujeitos, em todos os aspetos, à Regulação das Exportações aplicável e à jurisdição das autoridades relevantes responsáveis pela Regulação das Exportações. Se qualquer (re)exportação ou transferência exigir uma licença de exportação ou de importação, ou estiver de outra forma proibida ou restringida em virtude da Regulação das Exportações, a Signify poderá, a seu critério absoluto, suspender as suas obrigações para com o Cliente até que a referida licença seja concedida ou durante a vigência de quaisquer restrições ou proibições, ou resolver o Acordo (a parte relevante deste) sem incorrer em nenhuma responsabilidade.

(b) O Cliente deverá impor todas as restrições de controlo das exportações a terceiros se os Produtos e/ou Serviços forem objeto de (re)exportação ou transferência para terceiros. A pedido da Signify e se exigido pela Regulação das Exportações aplicável, o Cliente deverá informar a Signify sobre qualquer (re)exportação ou transferência dos Produtos para cumprir com a Regulação das Exportações e qualquer outra responsabilidade regulatória que reja a compra e venda dos Produtos, incluindo os requisitos sobre a rastreabilidade dos Produtos que podem ser aplicados à Signify. O Cliente não deverá disponibilizar uma declaração ou certificação que suporte um boicote ou práticas comerciais restritivas.

15. Cessão

(a) O Cliente não poderá ceder o Acordo, nem quaisquer direitos ou obrigações do mesmo, sem o consentimento prévio da Signify.

(b) A Signify reserva-se o direito a delegar, ceder, vender, renovar ou subcontratar, parcial ou totalmente, as suas obrigações e os seus direitos (incluindo a cessão dos direitos de crédito ou da cobrança das suas faturas) em virtude de um Acordo a qualquer uma das suas filiais ou terceiros sem o consentimento prévio do Cliente. Sendo necessário esse consentimento em virtude da lei aplicável, o mesmo será fornecido deste modo, em cujo caso o Cliente irá cooperar com os esforços da Signify incluindo, entre outros, a apresentação de informações relevantes, a execução de documentos e a realização de pagamentos para contas ou terceiros, conforme notificado pela Signify.

16. cumprimentos das leis; antissuborno

(a) O Cliente deve cumprir sempre e deve tomar medidas que sejam razoavelmente necessárias para garantir que os seus sócios comerciais cumpram com todas as leis e os regulamentos locais e internacionais, incluindo os Regulamentos de antissuborno e anticorrupção e de exportação. Por conseguinte, o Cliente deve realizar negócios de forma honesta e não deve envolver-se em nenhum ato de suborno ou corrupção.

(b) Se a Signify receber indicações sobre o incumprimento de uma obrigação da secção (a), o Cliente deverá cooperar com a Signify ao disponibilizar todas as informações necessárias para permitir que esta verifique as indicações e, se demonstrado que são reais, será aplicada a cláusula 18.

17. Saúde e segurança

(a) As Partes deverão cumprir todas as leis, as regras e/ou os regulamentos aplicáveis em relação à saúde e segurança dos trabalhos e/ou colaboradores, assim como à saúde e segurança do público nas imediações. O Cliente deverá disponibilizar e assegurar-se de que os seus colaboradores, agentes, contratados ou subcontratados dispõem de ambientes de trabalho seguros para o Pessoal e outros representantes, assim como também devem tomar as medidas estabelecidas pela legislação vigente e qualquer outra medida necessária para evitar acidentes no local e garantir a saúde e segurança do Pessoal no local. O Cliente deverá informar oportunamente o Pessoal sobre as precauções de segurança necessárias e deverá assessorar a Signify sobre todos os procedimentos e requisitos aplicáveis e específicos para o local no que diz respeito à saúde, à segurança e ao ambiente. A Signify tem o direito, mas não a obrigação, de rever e inspecionar ocasionalmente as condições, os procedimentos e a documentação aplicável referente à saúde, à segurança e ao ambiente no local.

(b) O Cliente deverá assegurar que não existem materiais perigosos no local. Se existirem materiais perigosos, o Cliente deverá certificar-se de que os seus colaboradores, agentes, contratados ou subcontratados manuseiam estes materiais de forma adequada e, se aplicável, que organizam a extração e o descarte adequados desses materiais; o Cliente cobrirá os gastos das referidas operações. Se, de acordo com a opinião razoável da Signify, a saúde e segurança do Pessoal ou do local se encontram ou possam encontrar-se em perigo devido a riscos para a segurança, atos ou ameaças de terrorismo, a presença ou ameaça de exposição a materiais perigosos ou a condições de trabalho inseguras, a Signify, além de outros direitos e recursos que tenha à sua disposição, poderá evacuar, parcial ou totalmente, o Pessoal do local (com a assistência razoável do Cliente), suspender o cumprimento do Acordo de forma parcial ou total, podendo também prestar ou supervisionar os Serviços de forma remota (se possível), sem responsabilidades adicionais para o Cliente.

(c) Caso a Signify tome conhecimento de que as condições no local diferem substancialmente das divulgadas pelo Cliente ou de que as condições físicas no local anteriormente desconhecidas diferem substancialmente das que se esperam encontrar e reconhecer como inerentes ao trabalho do caráter estabelecido no Acordo, será considerada como uma Variação.

18. Incumprimento; suspensão; término

(a) No caso de (i) um incumprimento por parte do Cliente de alguma das disposições do Acordo ou destes Termos, incluindo o incumprimento no pagamento de um montante em dívida nos prazos e nas formas devidas; ou (ii) quando, na opinião ponderada da Signify, se verificar uma variação na situação financeira/creditícia do Cliente (ou uma mudança material da mesma) que possa afetar o cumprimento por parte do Cliente das obrigações reconhecidas no Acordo; ou (iii) o início de qualquer procedimento por insolvência, concurso (incluindo a reorganização), liquidação ou dissolução iniciada por ou contra o Cliente, independentemente de esta ser iniciada ou apresentada pelo Cliente (de forma voluntária ou involuntária), se cede a um administrador do património do Cliente ou se realiza uma cessão para, ou em, benefício de credores do Cliente; ou (iv) o Cliente suspender ou ameaçar suspender o exercício da sua atividade, ou (v) sejam produzidas alterações na propriedade do Cliente ou o controlo sobre esta, então, a Signify poderá declarar todos os montantes pendentes de vencimento e pagamento por parte do Cliente, a serem liquidados, vencidos e exigíveis de forma imediata e a Signify (ou os seus afiliados) poderá compensar qualquer valor devido ao Cliente ao abrigo de qualquer contrato, incluindo quaisquer pagamentos antecipados e depósitos realizados pelo Cliente, assim como quaisquer montantes devidos ao abrigo da cláusula 18(b). Além disso, a Signify poderá, à sua inteira discrição e com notificação prévia ao Cliente com efeitos imediatos, suspender ou cancelar qualquer ação e/ou prestação devida à Signify (incluindo a produção, a entrega, a instalação e/ou a preparação para funcionamento de Produtos, obrigações de garantia ou prestação de Serviços) ou resolver o Acordo, total ou parcialmente, sem responsabilidade e/ou suspensão ou cancelamento de quaisquer termos de crédito oferecidos ao Cliente. A Signify apenas poderá utilizar o seu direito de resolução reconhecido nesta cláusula no caso de um evento que (i) descrito anteriormente e podendo ser reparado pelo Cliente, este mantenha o seu incumprimento passados catorze (14) dias desde o referido evento e (ii) o Cliente não forneça à Signify uma garantia bancária adequada ou outra garantia de natureza análoga que satisfaça a Signify no prazo de catorze (14) dias.

(b) O Cliente deverá indemnizar, defender e isentar a Signify e as suas filiais e os seus conselheiros, diretores, agentes, colaboradores, sucessores e cessionários contra quaisquer perdas (incluindo o lucro cessante ou receitas), responsabilidades, custos e gastos (incluindo gastos legais e gastos derivados de produtos não acabados) que surjam ou estejam relacionados com algum dos seguintes eventos: (i) um incumprimento por parte do Cliente de qualquer uma das obrigações contidas no Acordo ou nestes Termos ou a produção de qualquer um dos eventos estabelecidos na cláusula 18)(a); (ii) pedidos de terceiros por perdas, danos, lesões ou fatalidades causadas ou alegadamente causadas pela utilização, aplicação ou a Instalação negligente de Produtos, ou causada pela modificação do Produto ou a integração do Produto noutros produtos não autorizada pela Signify, realizada pelo Cliente ou os seus contratantes, os seus agentes, as suas filiais ou os clientes a quem vendeu o Produto; ou (iii) o incumprimento do Cliente do estabelecido na cláusula 7(b), em cujo caso os custos incluirão os valores da substituição dos produtos, sistemas ou equipamentos defeituosos.

(c) No caso de resolução (antecipada) do Acordo, (i) todos os direitos e as licenças concedidos ao Cliente em virtude do Acordo serão finalizados de imediato; (ii) o Cliente deverá devolver, eliminar (inclusive, todos os discos rígidos e as memórias) ou destruir (um responsável devidamente designado deverá atestar a referida destruição) todas as informações divulgadas em virtude da cláusula 13, incluindo o software não integrado nos Produtos e todas as cópias deste; (iii) devolver à Signify, com o Cliente a cobrir todos os custos, qualquer Produto cuja titularidade não tenha sido transferida para o Cliente (de acordo com a cláusula 7) e qualquer outro produto, sistema ou equipamento fornecido e/ou utilizado pela Signify na prestação dos Serviços e; (iv) todos os custos e gastos razoáveis incorridos pela Signify (incluindo um benefício razoável) das atividades relacionadas com os trabalhos prestados pela Signify com caráter prévio à resolução que serão considerados vencidos, exigíveis e não reembolsáveis.

(d) Caso uma suspensão apresente uma duração superior a dois (2) meses, o disposto na cláusula 18(c)(iv) será também de aplicação às atividades desenvolvidas pela ou para a Signify com caráter prévio à suspensão.

(e) Os direitos descritos nesta cláusula 18 serão adicionais a quaisquer outros direitos que a Signify poderia ter de acordo com a Lei ou a Equidade aplicável. Caso o Acordo seja finalizado, os termos e as condições destinados a conservar a vigência após a referida finalização ou vencimento irão conservá-la. A finalização não afetará os direitos das Partes acumulados até à data de finalização.

19. Lei aplicável e foro

(a) As leis de Espanha regulam todos os Acordos, as Ofertas e os presentes Termos, de forma dependente das leis que podem advir da aplicação. Qualquer ação legal ou procedimento judicial que surja ou esteja relacionado com um Acordo, uma Oferta ou os presentes Termos e que não possa ser solucionado através de uma conciliação de boa-fé num prazo de trinta (30) dias após a notificação da existência do litígio por parte de qualquer uma das Partes, será submetida exclusivamente perante a jurisdição dos Tribunais de Madrid (Espanha), tendo presente que a Signify terá permissão para apresentar qualquer ação ou procedimento judicial contra o Cliente em qualquer outro tribunal de jurisdição competente. A Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não se aplicará.

(b) Nenhum elemento desta cláusula 19 será interpretado como uma limitação sobre o direito de qualquer uma das Partes, em virtude da lei aplicável, para tomar medidas cautelares ou outras medidas equivalentes ou tomar uma medida para proteger a sua possibilidade de ter recursos contra a outra Parte para litigar ou iniciar procedimentos em relação a qualquer incumprimento de pagamento de qualquer montante nos prazos e nas formas devidas.

20. Privacidade e utilização de dados

(a) Cada Parte deverá cumprir com todas as leis aplicáveis de proteção de dados. A menos que as Partes acordem outra ação, a Signify (ou os seus subcontratantes) não processará as informações relativas a pessoas físicas identificadas ou identificáveis ("Dados Pessoais") para o Cliente ou em nome do Cliente. Caso a Signify processe os Dados Pessoais no âmbito de um dos seus negócios legítimos, tal será realizado de acordo com o "Aviso de Privacidade da Signify para Clientes, Consumidores e Outras Pessoas de Negócios", que está disponível no site http://www.signify.com/global/privacy na Secção "Legal information".

(b) O Cliente reconhece e aceita que a Signify e as suas entidades filiais (ou os seus respetivos subcontratados) podem recompilar informações e dados gerados pelos Produtos e Serviços (incluindo produtos, sistemas e serviços de terceiros que interagem de forma conjunta com os Produtos e/ou Serviços) e/ou sobre a utilização dos mesmos (doravante, os "Dados de Utilização"). A Signify tem o direito a utilizar os Dados de Utilização, sem custo, em qualquer momento durante o prazo do Acordo e posteriormente, à sua absoluta discrição, para qualquer fim, inclusive para acumular ou recompilar os Dados de Utilização com outros dados, criar um IPR ou obras derivadas dos Dados de Utilização, modificar ou adaptar os Dados de Utilização para proporcionar, manter e melhorar produtos e serviços, assim como desenvolver produtos, caraterísticas ou serviços novos. A menos que indicado o contrário no Acordo, nos EULA ou nos Termos de Utilização Adicionais, a Signify deverá assegurar que a utilização dos Dados de Utilização excluirá quaisquer Dados Pessoais que possam permitir a identificação do Cliente, da empresa ou da organização.

21. Disposições várias

(a) A invalidade ou inaplicabilidade de uma disposição dos presentes Termos ou do Acordo não afetará a validade ou a aplicabilidade de qualquer outra disposição destes, os quais manterão em plena vigência. Caso seja declarada a invalidade ou a inaplicabilidade de uma disposição, as Partes deverão comprometer-se a substituir as disposições inválidas ou inaplicáveis por disposições eficazes que, da forma mais parecida possível, tenham a intenção original das disposições anuladas. Após notificação prévia, o Cliente deve auxiliar a Signify a verificar o cumprimento do acordo por parte do Cliente.

(b) Qualquer direito da Signify estabelecido nestes Termos é implementado sem prejuízo dos direitos ou recursos que a Signify possa ter em virtude do Acordo da Lei ou Equidade. O Cliente reconhece que a Signify N.V. e as suas filiais são igualmente beneficiárias dos direitos resultantes do Acordo, incluindo os presentes Termos, quando correspondam e consequentemente possam executar os mesmos.

O facto de que qualquer parte não exerça nem exerça tardiamente qualquer direito ou recurso derivado do Acordo não constituirá renúncia ao mesmo.

(c) Os termos de um Acordo (incluindo os presentes Termos e quaisquer outros termos e condições que façam partes destes) estabelecem a compreensão e o acordo total entre as Partes em relação à venda de Produtos e prestação de Serviços em virtude do Acordo e, por sua vez, substituirão as trocas prévias relativas a promessas, compromissos, acordos e/ou representações de qualquer tipo de trocas entre as Partes, tanto oralmente como por escrito, entre a Signify e o Cliente em relação ao mesmo assunto. As Partes assumem de forma expressa que, ao subscrever um Acordo entre elas, o consentimento concedido não se baseou num compromisso ou numa representação não integrada no âmbito do Acordo. Nenhuma variação num Acordo será vinculativa para as Partes, a menos que seja realizada por escrito e assinada por um representante autorizado de cada Parte.

(d) Os Preços e os termos estão sujeitos a correção por erros tipográficos ou administrativos.

Política de garantía estándar para luminarias profesionales de exterior europeias

Esta Garantia padrão (a qual em alguns casos também é referida como "Política de garantia") especifica os termos e condições padrão da garantia para a venda pela Signify das Luminárias profissionais de exterior europeias enumeradas a seguir na Tabela 1 (para os fins desta Garantia padrão, todas estas são referidas como "Produtos"). Apenas o comprador que adquiriu Produtos diretamente à Signify ("Cliente") pode usufruir dos direitos presentes nesta Garantia padrão.

Esta Garantia padrão aplica-se exclusivamente às luminárias profissionais de exterior europeias que tenham sido adquiridas a partir de 1 de agosto de 2018 na Europa, com exceção da Turquia e da Rússia.

Esta Garantia padrão deve ser lida em conjunto com os Termos e condições para a venda de produtos e serviços da Signify atualmente em vigor ou com outros termos acordados num contrato exigível legalmente subscrito pela Signify e o Cliente, incluindo os contratos independentes de fornecimento, distribuição ou vendas ("Termos e condições").

Salvo indicação em contrário no presente documento, qualquer termo ou expressão definido ou utilizado nos Termos e condições e referido nesta Garantia padrão (na interpretação dos Termos e condições) terá o mesmo significado que o utilizado na presente. Relativamente aos restantes aspetos, os Termos e condições mantêm-se inalterados e permanecem em plena vigência e efeito. Em caso de conflito entre a presente Garantia padrão e os Termos e condições referentes aos Produtos, prevalecerá a presente Garantia padrão.

1. Sob reserva dos Termos e condições e da presente Garantia padrão (incluindo as exclusões, limitações e condições estabelecidas nos mesmos), a Signify garante ao Cliente que os Produtos não apresentam Defeitos durante o período, ou períodos, de garantia limitada especificados adiante na Tabela 1 ("Período de garantia"). Para efeito da presente Garantia padrão, um "Defeito" (ou "Produto com defeito") refere-se a um Produto que apresente um defeito material ou proveniente da mão de obra que impede o correto funcionamento do Produto, de acordo com as especificações disponibilizadas pela Signify, tendo em consideração o rendimento global do Produto.
2. Descrição do produto e período de garantia

Período de garantia	Descrição do produto
5 ANOS DE GARANTIA	Todos os outros produtos LED, painéis solares, baterias de fosfato de ferro-lítio (consulte o Anexo 1 para obter detalhes), kits de atualização (consulte o Anexo 2)*
3 ANOS DE GARANTIA	Os produtos Ledinaire, os produtos UNI, os produtos Vaya e outros produtos CK estão sujeitos a determinadas condições.
	Luminária solar não integrada fabricada fora da Europa, Controladores de carga (ver Anexo 1 para mais detalhes sobre o produto)
	Luminária solar integrada (consulte o Anexo 1 para mais detalhes sobre o produto)
1 ANO DE GARANTIA	Todos os produtos convencionais

3. A menos que a Signify confirme outros termos, o Período de garantia começa na data de entrega do Produto.
4. [Produto = Sistema vendido a VAP/Distribuidor:] Salvo confirmação em contrário por parte da Signify, o Período de Garantia começa na data de entrega do Produto (ou, no caso de entrega de um Produto por fases ou lotes, na data de entrega dessa fase ou lote).
5. [Produto = Sistema vendido diretamente pela Signify ao Utilizador Final:] Salvo confirmação em contrário por parte da Signify, o Período de Garantia começa na data de entrega do Produto ao Cliente (ou, no caso de entrega de um Produto por fases ou lotes, na data de entrega dessa fase ou lote).
6. A Signify não terá qualquer obrigação ao abrigo da presente Garantia Standard se o Cliente não tiver cumprido as suas obrigações de pagamento estabelecidas nos Termos e Condições.
7. Para ter direito a uma reclamação válida, de acordo com a garantia, o Cliente deverá notificar de imediato a Signify por escrito de qualquer suspeita de Produto com defeito antes do vencimento do Período de garantia do referido Produto. Além disso, as obrigações da Signify no âmbito desta Garantia padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - O Cliente conservará a prova de compra do Produto para verificação.
   - O Cliente apresentará as reclamações, em conformidade com a presente Garantia padrão, à Signify de imediato e num prazo nunca superior a 30 (trinta) dias após a deteção e disponibilizará à Signify (ou dos seus representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, que devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações relativas ao Produto:
     - nome ou referência do Produto;
     - detalhes do (suposto) Defeito, incluindo o número e a percentagem de falhas e a data-código da avaria, se aplicável;
     - a data da fatura e, se realizada pela Signify, a data da instalação do Produto; e
     - detalhes da aplicação, a localização, o tempo de acendimento real e o número de ciclos de comutação.
   - O Cliente fornecerá ao representante da Signify o acesso no local ao Produto, que o Cliente aceita através da presente Garantia padrão e, mediante pedido, enviará qualquer Produto supostamente com defeito à Signify para a respetiva análise.
   - O Cliente deverá obter o consentimento da Signify referente às especificações de qualquer teste que preveja realizar de modo a determinar a existência de um Defeito.
   - Qualquer pedido relativo a uma reclamação de garantia deverá ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a partir da data de notificação da reclamação.
8. As obrigações da Signify face à garantia estarão limitadas, ao critério exclusivo da Signify, num prazo de tempo razoável, à reparação ou disponibilização de um produto de substituição do Produto com defeito ou o pagamento do valor de compra do mesmo. As reparações, substituições ou correções não darão origem à extensão ou renovação do Período de garantia aplicável. A Signify tem o direito, ao seu critério exclusivo, de substituir os Produtos com defeitos cobertos pela garantia por produtos que tenham pequenas diferenças de design ou especificações que não afetem a funcionalidade do respetivo Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis suportados pela própria no que respeita a um suposto Defeito ou Produto devolvido que não se considere um Defeito, incluindo os custos razoáveis de envio, teste e manuseamento.

9. A (des)montagem ou (des)instalação, remoção e substituição dos Produtos, das estruturas ou de outros elementos da instalação do Cliente, a descontaminação e a reinstalação dos Produtos (defeituosos) não estão abrangidas pela garantia aqui fornecida. O Cliente será o responsável e deverá cobrir os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso por medidas de garantia corretivas da Signify.
10. A menos que a Signify e o Cliente acordem outros termos por escrito, as obrigações incluídas nesta garantia pela Signify aplicam-se apenas aos Produtos enumerados na tabela 1. A Signify não oferece qualquer garantia de qualquer outro produto, incluindo produtos de terceiros e produtos que não tenham a marca comercial PHILIPS ou outras marcas comerciais pertencentes à Signify. Em relação ao software, a Signify não oferece qualquer garantia para software que não esteja integrado ou que seja entregue com qualquer Produto da Signify, ainda que a Signify faça referência a software de terceiros na sua Documentação. O Período de garantia para os Produtos personalizados ou que não sejam standard é de 1 (um) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relativa a Defeitos resultantes dos designs, das instruções ou das especificações apresentados pelo Cliente à Signify.
11. A Signify não terá nenhuma obrigação face à presente Garantia padrão no caso de se determinar que o Defeito resultou de uma das seguintes possibilidades:
    - Qualquer evento de Força Maior. “Força maior” refere-se a qualquer circunstância ou incidência que vá além do controlo razoável da Signify, seja ou não previsível no momento da subscrição do contrato de venda dos produtos, levando a que a Signify não possa realizar ou executar de forma razoável as suas obrigações incluindo, sem limitações, casos fortuitos, catástrofes naturais incluindo terramotos, furações, tufões, inundações ou atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, bloqueios, guerra, terrorismo, a situação política, mal-estar social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, escassez na indústria, avarias da fábrica ou da maquinaria, falha ou perda do fornecimento elétrico, ciberataques e pirataria informática ou o incumprimento pelos fornecedores da Signify ou por outros terceiros que lhe prestem serviços (incluindo serviços de conectividade e comunicação);
    - Condições do fornecimento de eletricidade, incluindo as correntes de fuga, a sobretensão e tensão baixa e os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos Produtos, assim como os definidos nas normas de fornecimento relevantes para o Produto;
    - Cablagem, instalação, alteração de configuração ou manutenção incorretas dos Produtos ou de outros componentes elétricos, como controladores, não realizados pela (ou para a) Signify;
    - Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, operação (tais como a tolerância específica de fluxo e tensão de linha do sistema), aplicação, manutenção ou ambientais estipuladas pela Signify ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos aplicáveis de segurança, indústria ou eletricidade;
    - Não utilizar os Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
    - Estar sujeitos a ambientes corrosivos, desgaste excessivo, iluminação, negligência, falta de cuidado, acidente, abuso, utilização incorreta, desadequada ou anómala dos Produtos;
    - Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada, por escrito, pela Signify;
    - Utilização de produtos LED que não tiveram em conta as instruções de aplicação referentes à poluição Potêncial (VOIC) ou limpeza.
12. O Cliente aceita que o preço de compra para os Produtos baseia-se na adequada atribuição dos riscos e das obrigações das partes em relação à garantia e reflete os referidos riscos e obrigações.
13. Esta Garantia padrão, lida em conjunto com as cláusulas sobre garantia incluídas nos Termos e condições, constitui todo o acordo respeitante à garantia para qualquer produto defeituoso e prevalece sobre todas as declarações ou comunicados (orais e escritos) realizados para o Cliente em relação aos Produtos. Na medida máxima permitida pela lei, as garantias presentes neste documento são as únicas fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo disponibilizadas em substituição das restantes garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitações, as garantias de comercialização ou idoneidade para um determinado fim que a Signify deixa sem efeito expressamente pelo presente documento. O Cliente não deve basear-se noutras informações, da Signify ou de outras fontes, nem em factos de conhecimento geral (do setor), em relação aos Produtos ou à sua vida útil. A única e exclusiva reparação para o Cliente em relação a qualquer Defeito será unicamente a estabelecida de forma explícita nesta Garantia padrão.
14. A Signify pode modificar esta Garantia padrão ocasionalmente e qualquer modificação entrará em vigor para todos os pedidos realizados na data de entrada em vigor da referida modificação ou após a mesma.
15. Para as Luminárias profissionais de exterior, aplicam-se as seguintes disposições:
    - O Período de garantia indicado na secção 1 baseia-se num número máximo de tempo de acendimento de 4200 horas/ano*;
    - A garantia é válida unicamente para Produtos submetidos a uma temperatura ambiente máxima de +35 °C.**
    - Para Luminárias profissionais da gama CoreLine dos Produtos, a Signify não terá nenhuma obrigação perante esta Garantia de produtos caso se determine que o Defeito resultou de uma falha de um componente eletrónico (fontes de alimentação, unidades de controlo, unidades de balastro, módulos LED) sempre que a taxa de falhas do controlador esteja abaixo dos 0,2% por 1000 horas de funcionamento;
    - No caso dos Produtos instalados a uma distância inferior a 5 km da costa, a corrosão dos Produtos apenas está coberta pela garantia se o Cliente tiver adquirido os produtos com pintura de proteção marítima (ou “MSP”), oferecida como opção ao Cliente.
    - Para Produtos instalados em túneis situados em zonas onde o sal é utilizado nas estradas de acesso ao túnel (por exemplo, no inverno para a neve), a corrosão dos produtos apenas está coberta pela garantia caso o cliente tenha adquirido os produtos com MSP, isto é, com pintura de proteção contra sal marinho oferecida com opção nos produtos de exterior.

* Com as exceções de: ArenaVision LED gen2, OptiVision LED gen2, gen 3 e gen 3.5 onde o Período de garantia se baseia num máximo de horas de funcionamento de 1000 horas/ano. Luminárias em túneis e passagens inferiores, onde o Período de garantia não apresenta limitações nas horas de funcionamento anuais

** Caso a temperatura ambiente máxima seja diferente deste valor, é indicado na etiqueta do produto que se encontra na caixa em que o Produto é entregue.

Anexo 1: Disposições específicas para luminárias Outdoor Solar Profissional

1. Iluminação solar profissional para exteriores

Painéis solares não integrados	Painéis solares integrados
CitySoul gen2 Solar	SunStay
Villa LED gen2 Solar	SunStay Pro
Coreline Tempo medium Solar	
Coreline Tempo large Solar	
Towntune Solar	
Luma gen2 Solar	
Unistreet / Lumistreet gen2 Solar	

2. Condições da garantia

As luminárias solares têm garantia contra qualquer defeito de fabrico, de acordo com o estabelecido a seguir, durante o período definido na tabela 1:

- As especificações do produto são a referência em relação à qual se avalia a justificação de uma reclamação. Considera-se que existe uma falha quando um sistema solar não funciona ou a deterioração do rendimento do produto ou dos respetivos subsistemas ultrapassa os limites de rendimento especificados, desde que o produto seja utilizado e mantido de acordo com as aplicações previstas.
- Todos os Produtos Solares com falhas comprovadas deverão ser reparados ou substituídos num prazo razoável e ao critério da Signify, sendo as peças com defeito devolvidas à Signify. Os períodos de garantia são contados a partir da data de compra do Sistema Solar da Signify (no caso de vendas diretas) ou a partir da data da fatura do distribuidor (no caso de vendas indiretas).

3. Deteção e aplicabilidade

As possíveis falhas do produto solar e a sua inclusão/exclusão de acordo com os termos da garantia encontram-se na seguinte tabela:

Tipos de falhas durante a garantia	Responsável pela falha	Abrangido pelos termos da garantia (Sim/Não)
Falha do produto devido a instalação incorreta	Cliente (a instalação não é da responsabilidade da Signify)*	Não
Falha do produto devido a problemas ambientais (temperatura/...Poeira/ entrada de água))	Cliente*	Não
Falha do produto devido a aplicação incorreta	Cliente*	Não
Falha do produto devido a condições elétricas inadequadas (por ex., picos de sobretensão ou subtensão, transitórios da rede, etc.)	Cliente*	Não
Falhas do produto devido a manuseamento ou armazenamento incorreto no armazém do cliente ou no local	Cliente*	Não

3.1 Condições específicas da garantia padrão para baterias:

- As temperaturas de armazenamento da bateria são as seguintes, por tipo:
  - Bateria de lítio: -20 °C a 50 °C
  - Baterias de gel: -10 °C a 45 °C

  Idealmente devem ser armazenadas num local limpo, seco e ventilado.
- Evite a compressão ou pancadas nas baterias.
- As baterias não devem ser empilhadas em excesso nem devem ser manuseadas de maneira incorreta.
- Devem ser armazenadas longe de fontes de chamas e de calor, e deve evitar-se a sua exposição a campos magnéticos fortes.
- Evite o contacto com materiais corrosivos. Mantenha-as afastadas de humidades, chuva ou água.
- Qualquer dano físico durante o transporte/retransporte alheio à Signify não será abrangido pela garantia.
- A bateria deve ser utilizada no intervalo de temperaturas de funcionamento especificado na ficha técnica/especificações. A utilização fora do intervalo encurtará a vida útil da bateria que, em casos graves, será danificada, sendo a garantia anulada.

  Para conhecer os **detalhes de carregamento**, consulte a folha de especificações da bateria. Em geral, são os seguintes:
- A profundidade de descarga configurada nos controladores de carga para as baterias não será superior a 50% para baterias de gel, nem 80% para baterias de lítio.
- O carregamento e a descarga não devem exceder os valores de carregamento e descarga máximos especificados nas especificações técnicas do conjunto de baterias correspondente.
- Carregue a bateria atempadamente. Quando a bateria descarrega excessivamente, pode provocar uma descarga profunda da bateria, que pode entrar num estado inativo.
  Em casos graves, a bateria será danificada e a garantia será anulada.
- Interrompa o carregamento quando o conjunto de baterias alcançar a proteção contra sobrecargas; caso contrário, encurtará a vida útil da bateria. Em casos graves, a bateria será danificada e a garantia será anulada.
- Durante o armazenamento, efetue um ciclo de carregamento e descarga da bateria a cada 6 meses caso se encontre num local fresco ou a cada 3 meses caso esteja num local quente e húmido.
- Consulte a ficha técnica para saber qual o período de garantia da bateria.

3.2 Limitações e condições

Os produtos devem ser utilizados de acordo com as respetivas especificações elétricas e ambientais (especificações/ficha técnica doproduto), bem como a utilização correta segundo os manuais do produto. A garantia será anulada e ficará sem efeito se o produto for aplicado incorretamente (por exemplo, falha devido a uma instalação incorreta, proteção IP afetada durante a instalação ou a manutenção, etc.).

A garantia também será anulada se o cliente não efetuar a manutenção adequada da instalação (por exemplo, manutenção da bateria ou do painel conforme indicado nos respetivos manuais de manutenção, ou alteração/substituição de componentes por parte de empresas de assistência não autorizadas, etc.). Em nenhuma circunstância serão os custos de mão de obra de instalação/ desinstalação dos Produtos cobertos por reclamações em garantia.

A garantia não se aplica a produtos fabricados e vendidos sem a aprovação da BU Digital Solutions; esta cláusula também se aplica a produtos falsos.

3.3 Critérios de elegibilidade para reclamações em garantia

Prova de compra dos Produtos.

Registos do histórico de manutenção para inspeção por parte do técnico de assistência da Signify.

Acesso aos Produtos defeituosos. Se os Produtos ou outras peças forem considerados suspeitos, o representante terá o direito de convidar os representantes de outros fabricantes a avaliarem as reclamações por falha.

Anexo 2: Disposições específicas para kits de melhoria exterior

1. Condições da garantia

A garantia do kit de atualização abrange apenas os componentes do kit de atualização. A garantia requer serviços adicionais, nomeadamente formação para a instalação, avaliação do local após a instalação, etc.

a. Limitações e condições

- Os produtos devem ser utilizados dentro das respetivas especificações elétricas e ambientais (de acordo com as especificações do produto/fichas técnicas), bem como corretamente e em conformidade com os manuais do produto.
- Não é permitido aumentar o fluxo luminoso ou a potência da luminária através da instalação de um kit de atualização incorreto.
- A garantia será anulada se o kit de atualização não for instalado por um eletricista autorizado ou se não for instalado de acordo com as instruções do fabricante.
- A garantia será anulada se o kit de atualização for instalado incorretamente (por exemplo, avaria causada por instalação incorreta, grau de proteção IP afetado durante a instalação ou manutenção, etc.).
- A garantia não se aplica a produtos fabricados e vendidos sem a aprovação da BU Digital Solutions; esta cláusula aplica-se igualmente a produtos contrafeitos.
- A instalação do kit de atualização deve ser realizada em boas condições meteorológicas, sem chuva nem neve.

Nós de Controlo Philips que conectam a sua iluminação publica ao Sistema Interact City

Esta Garantia Padrão especifica os termos e condições padrão de garantia para venda pela Signify dos nós de conector Philips listados na Tabela 1 – Descrição do Produto e Período da Garantia.
Somente o comprador que adquiriu Produtos diretamente da Signify ("Cliente") pode obter quaisquer direitos desta Garantia Padrão. "Signify" refere-se à entidade legal que vende os Produtos diretamente ao Cliente.

Esta garantia padrão aplica-se apenas a produtos adquiridos a partir de 1º de abril de 2020.

Esta Política de Garantia tem de ser lida em conjunto com os Termos e Condições de Venda de Produtos e Serviços da Signify atualmente vigentes, ou outros termos semelhantes conforme acordado num contrato juridicamente vinculativo executado entre a Signify e o Cliente, incluindo contratos de fornecimento, distribuição ou vendas separados (Termos e Condições). Salvo especificação em contrário na presente política, quaisquer termos ou expressões definidos ou utilizados nos Termos e Condições e relacionados com esta Garantia Padrão deverão ter (na interpretação dos Termos e Condições) o mesmo significado utilizado na presente política. Os Termos e Condições permanecem, em todos os outros aspetos, inalterados e encontram-se em vigor. Em caso de conflito entre esta Garantia Padrão e os Termos e Condições em relação aos Produtos, esta Garantia Padrão prevalecerá.

1. Sujeito aos Termos e Condições e a esta Garantia Padrão (incluindo exclusões, limitações e condições nela declaradas), a Signify garante ao Cliente que os Produtos estarão livres de Defeitos durante os períodos de garantia limitada especificados na Tabela 1 – Descrição do Produto e Período de Garantia. Para esta Garantia Padrão, um "Defeito" (ou "Produto com Defeito") significa que um Produto tem defeito de material ou fabrico, que leva a que o Produto falhe substancialmente no seu funcionamento de acordo com as especificações de desempenho fornecidas pela Signify, tendo em consideração o desempenho global do Produto.

Produto	Tipo	Período de garantia
Nó celular	LLC72xx, LLC78xx	5 anos
Unidade de alimentação auxiliar	LLC724x	5 anos
Kit do conector	LLC75xx	5 anos
Nó RF	LLC70xx, LLC73xx, LLC74xx	5 anos
Módulo RF	LCN73xx	5 anos
Kit do conector retrofit	LCA73xx	3 anos
Controlador de segmento de rede mesh por RF	LFC742x	3 anos
Controlador de quadro de grupo	LFC773x	3 anos

Tabela 1: Descrição do Produto e Período de Garantia

2. Salvo confirmação em contrário pela Signify, o Período de Garantia começa na data de entrega do Produto.
3. Se o Cliente estiver em falta com as suas obrigações de pagamento ao abrigo dos Termos e Condições, a Signify não tem quaisquer obrigações ao abrigo desta Garantia Padrão.
4. Para ter direito a efetuar uma reclamação válida ao abrigo da garantia, o Cliente deverá notificar imediatamente a Signify por escrito de qualquer alegado Produto com Defeito antes da expiração do Período de Garantia de tal Produto. Além disso, as obrigações da Signify ao abrigo desta Garantia Padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - 4.1 O Cliente deverá manter o comprovante de compra do Produto disponível para inspeção.
   - 4.2 O Cliente deverá efetuar reclamações à Signify ao abrigo desta Garantia Padrão de forma imediata e, no máximo, trinta (30) dias após descoberta, bem como disponibilizar à Signify (ou representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, contendo, no mínimo, as seguintes informações relativas ao Produto:
     - 4.2.1 Nome e/ou referência do Produto.
     - 4.2.2 Detalhes do (alegado) Defeito, incluindo o número e percentagem de falhas, e o código de data da falha, conforme aplicável.
     - 4.2.3 A data da fatura e, se realizada pela Signify, a data de instalação do Produto.
     - 4.2.4 Detalhes de aplicação, localização, horas reais de funcionamento e número de ciclos de comutação.
   - 4.3 O Cliente deverá conceder a um representante da Signify acesso no local ao Produto para o qual o Cliente invoca esta Garantia Padrão e, mediante solicitação, enviar qualquer Produto supostamente Defeituoso à Signify para análise.
   - 4.4 O Cliente deverá obter consentimento da Signify relativamente às especificações de qualquer teste que planeie levar a cabo para determinar se existe um Defeito.
   - 4.5 Qualquer processo legal relativo a qualquer reclamação ao abrigo da garantia deverá ser apresentado no prazo de um (1) ano após a notificação da reclamação.
5. As obrigações da Signify sob garantia serão limitadas, a critério da Signify, a, dentro de um prazo razoável, reparar ou fornecer um produto de substituição para o Produto Defeituoso ou a um crédito apropriado pelo preço de compra do mesmo. As reparações, substituições ou soluções não alargarão ou renovarão o Período de Garantia aplicável. A Signify poderá, por opção própria, substituir o(s) Produto(s) com Defeito abrangidos pela garantia por um produto que tenha pequenas diferenças no design e/ou especificações que não afetem a funcionalidade do Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis incorridos pela Signify em relação a um alegado Defeito ou Produto(s) devolvido(s) que considere que não apresentam Defeito, incluindo custos razoáveis de transporte, testes e manuseamento.
6. A (des)montagem, (des)instalação, remoção e substituição de Produtos, estruturas ou outras partes das instalações do Cliente, descontaminação e reinstalação de Produtos (com Defeito) não são abrangidos pela presente garantia. O Cliente será responsável e suportará os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso para esforços de solução ao abrigo da garantia efetuados pela Signify.

7. Salvo acordo em contrário por escrito entre a Signify e o Cliente, as obrigações sob garantia da Signify aplicam-se apenas aos Produtos listados na secção 1. A Signify não fornece qualquer garantia para quaisquer outros produtos, incluindo produtos de terceiros e produtos não marcados com a marca registada PHILIPS ou com outras marcas registradas de propriedade da Signify. Relativamente ao software, a Signify não fornece qualquer garantia para qualquer software que não seja incorporado ou entregue com quaisquer Produtos pela Signify, ainda que a Signify se refira a software de terceiros na sua Documentação. O Período de Garantia para Produtos personalizados ou não standard é de um (1) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relacionada com qualquer Defeito proveniente de designs, instruções ou especificações fornecidas pelo Cliente à Signify.
8. A Signify não terá qualquer obrigação ao abrigo desta Garantia Padrão se for determinado que o alegado Defeito ocorreu como resultado de qualquer das seguintes situações:
   - 8.1 Quaisquer eventos de Força Maior. Força Maior significa quaisquer circunstâncias ou ocorrências para além do controlo razoável da Signify, quer previsíveis ou não à data do acordo de venda dos produtos, e mediante as quais não seja razoável esperar-se que a Signify desempenhe ou execute as suas obrigações, incluindo, entre outros, acidentes naturais, catástrofes naturais, incluindo sismos, relâmpagos, furacões, tufões, inundações, atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, lock-outs, guerra, terrorismo, situações políticas, conflitos civis, motins, sabotagem, vandalismo, ruturas de inventário no mercado, avaria de instalações ou maquinaria, falha ou perda de alimentação elétrica, ataques cibernéticos e pirataria informática ou o não desempenho por parte de fornecedores da Signify ou de outros terceiros dos quais os serviços estejam dependentes (incluindo serviços de conectividade e comunicações);
   - 8.2 Condições de fornecimento de energia elétrica, incluindo sistemas de controlo de picos de alimentação, sobretensão/subtensão e ondulação de corrente que não cumpram os limites especificados dos Produtos e os limites definidos pelas normas de fornecimento elétrico relevantes do Produto.
   - 8.3 Cablagem, instalação, alteração de definições ou manutenção inadequadas dos Produtos ou de quaisquer outros componentes elétricos, como os drivers, não efetuadas pela (ou para a) Signify.
   - 8.4 Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, funcionamento (como tolerâncias específicas do fluxo e potência do sistema), aplicação, manutenção ou ambientais indicadas pela Signify ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos de segurança, industriais e/ou elétricos aplicáveis.
   - 8.5 Não utilização dos Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
   - 8.6 Exposição a ambientes corrosivos, uso e desgaste excessivo, relâmpagos, negligência, descuido, acidente, uso abusivo, indevido, incorreto ou anormal dos Produtos;
   - 8.7 Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada por escrito pela Signify;
   - 8.8 Utilização de produtos LED sem seguir as instruções de aplicação relativamente a potencial poluição (Exemplo. VOC e H2S conforme especificado no guia de design do produto) ou limpeza em consideração.
9. O Cliente reconhece que o preço de compra do(s) Produto(s) reflete e é baseado numa atribuição de riscos e obrigações adequada das partes relacionadas com a garantia.
10. Esta Garantia Padrão, lida em conjunto com as disposições sobre garantia nos Termos e Condições, constitui o acordo integral relativo à garantia para quaisquer Produtos Defeituosos e substitui todas as declarações ou comunicações anteriores (orais e escritas) ao Cliente em relação aos Produtos. No limite máximo do permitido por lei, as garantias aqui contidas são as únicas garantias fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo fornecidas em lugar de quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comerciabilidade ou adequação a um fim específico, garantias estas que são por este meio excluídas pela Signify. O Cliente não deverá confiar em quaisquer outras informações, da Signify ou de outras fontes, ou em factos geralmente conhecidos (da indústria), relativamente aos Produtos ou ao seu desempenho e/ou vida útil. O único e exclusivo recurso do Cliente em relação a qualquer Defeito apenas será o explicitamente indicado nesta Garantia Padrão.
11. A Signify poderá modificar periodicamente esta Garantia Padrão, e quaisquer modificações aplicar-se ão a todas as encomendas efetuadas a partir da data efetiva de tal modificação.

Cláusulas Específicas

12. O Período de Garantia baseia-se num comportamento de acendimento para Produtos com um máximo de 4000 horas/ano. No caso de mais de 4.000 horas/ano, o Período de Garantia será ajustado proporcionalmente.
13. O Cliente reconhece que determinadas funcionalidades dos Produtos (incluindo o software incorporado) dependem da disponibilidade e do funcionamento correto, incluindo a conformidade com os requisitos de segurança, de produtos (incluindo o software) e serviços de terceiros (incluindo serviços de software) (em conjunto: “Materiais e Serviços de Terceiros”), tais como serviços de alojamento em nuvem e serviços de conectividade e comunicação de operadores móveis (“Operadores”). A Signify não terá qualquer obrigação ao abrigo desta Garantia Padrão se for determinado que o alegado Defeito ocorreu como resultado de Materiais e Serviços de Terceiros, incluindo no caso de um Operador diminuir, substituir, trocar ou descontinuar rede celular utilizada pelos Produtos..

Garantia padrão Multisensor para Exterior Philips

Esta garantia padrão especifica os termos e condições padrão de garantia para venda pela Signity do Multisensor de Exterior Philips listado na Tabela 1 - Descrição do produto e período de garantia.

Somente o comprador que adquiriu Produtos diretamente da Signify ("Cliente") pode obter quaisquer direitos desta Garantia Padrão. "Signify" refere-se à entidade legal que vende os Produtos diretamente ao Cliente.

Esta garantia padrão aplica-se apenas a produtos adquiridos a partir de 1º de abril de 2020.

Esta Política de Garantia tem de ser lida em conjunto com os Termos e Condições de Venda de Produtos e Serviços da Signify atualmente vigentes, ou outros termos semelhantes conforme acordado num contrato juridicamente vinculativo executado entre a Signity e o Cliente, incluindo contratos de fornecimento, distribuição ou vendas separados (Termos e Condições). Salvo especificação em contrário na presente política, quaisquer termos ou expressões definidos ou utilizados nos Termos e Condições e relacionados com esta Garantia Padrão deverão ter (na interpretação dos Termos e Condições) o mesmo significado utilizado na presente política. Os Termos e Condições permanecem, em todos os outros aspetos, inalterados e encontram-se em vigor. Em caso de conflito entre esta Garantia Padrão e os Termos e Condições em relação aos Produtos, esta Garantia Padrão prevalecerá.

1. Sujeito aos Termos e Condições e a esta Garantia Padrão (incluindo exclusões, limitações e condições nela declaradas), a Signity garante ao Cliente que os Produtos estarão livres de Defeitos durante os períodos de garantia limitada especificados na Tabela 1 - Descrição do Produto e Período de Garantia. Para esta Garantia Padrão, um "Defeito" (ou "Produto com Defeito") significa que um Produto tem defeito de material ou fabrico, que leva a que o Produto falhe substancialmente no seu funcionamento de acordo com as especificações de desempenho fornecidas pela Signify, tendo em consideração o desempenho global do Produto.

Produto	Tipo	Periodo de garantía
MultiSensor para ambiente exterior	LRI8135	5 anos

Tabela 1: Descrição do Produto e Período de Garantia

2. Salvo confirmação em contrário pela Signity, o Período de Garantia começa na data de entrega do Produto.
3. Se o Cliente estiver em quebra das suas obrigações de pagamento ao abrigo dos Termos e Condições, a Signity não tem quaisquer obrigações ao abrigo desta Garantia Padrão.
4. Para ter direito a efetuar uma reclamação válida ao abrigo da garantia, o Cliente deverá notificar imediatamente a Signify por escrito de qualquer alegado Produto com Defeito antes da expiração do Período de Garantia de tal Produto. Além disso, as obrigações da Signify ao abrigo desta Garantia Padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - 4.1 O Cliente deverá manter o comprovante de compra do Produto disponível para inspeção.
   - 4.2 O Cliente deverá efetuar reclamações à Signify ao abrigo desta Garantia Padrão de forma imediata e, no máximo, trinta (30) dias após descoberta, bem como disponibilizar à Signify (ou representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, contendo, no mínimo, as seguintes informações relativas ao:
     - 4.2.1 Nome e/ou referência do Produto.
     - 4.2.2 Detalhes do (alegado) Defeito, incluindo o número e percentagem de falhas, e o código de data da falha, conforme aplicável.
     - 4.2.3 A data da fatura e, se realizada pela Signify, a data de instalação do Produto.
     - 4.2.4 Detalhes da aplicação, localização, horas de acendimento reais e o número de ciclos de comutação.
   - 4.3 O Cliente deverá conceder a um representante da Signity acesso no local ao Produto para o qual o Cliente invoca esta Garantia Padrão e, mediante solicitação, enviar qualquer Produto supostamente Defeituoso à Signify para análise.
   - 4.4 O Cliente deverá obter consentimento da Signify relativamente às especificações de qualquer teste que planeie levar a cabo para determinar se existe um Defeito.
   - 4.5 Qualquer processo legal relativo a qualquer reclamação ao abrigo da garantia deverá ser apresentado no prazo de um (1) ano após a notificação da reclamação.
5. As obrigações da Signify ao abrigo da garantia serão limitadas por opção da Signify à reparação ou substituição do Produto com Defeito, dentro de um prazo razoável, ou a um crédito adequado no montante do preço de compra do mesmo. As reparações, substituições ou soluções não alargarão ou renovarão o Período de Garantia aplicável. A Signity poderá, por opção própria, substituir o(s) Produto(s) com Defeito abrangidos pela garantia por um produto que tenha pequenas diferenças no design e/ou especificações que não afetem a funcionalidade do Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis incorridos pela Signify em relação a um alegado Defeito ou Produto(s) devolvido(s) que considere que não apresentam Defeito, incluindo custos razoáveis de transporte, testes e manuseamento.
6. A (des)montagem, (des)instalação, remoção e substituição de Produtos, estruturas ou outras partes das instalações do Cliente, descontaminação e reinstalação de Produtos (com Defeito) não são abrangidos pela presente Garantia. O Cliente será responsável e suportará os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso para esforços de solução ao abrigo da garantia efetuados pela Signify.
7. Salvo acordo em contrário por escrito entre a Signify e o Cliente, as obrigações sob garantia da Signify aplicam-se apenas aos Produtos listados na secção 1. A Signify não fornece qualquer garantia para quaisquer outros produtos, incluindo produtos de terceiros e produtos não marcados com a marca registada PHILIPS ou com outras marcas registradas de propriedade da Signify. Relativamente ao software, a Signify não fornece qualquer garantia para qualquer software que não seja incorporado ou entregue com quaisquer Produtos pela Signify, ainda que a Signify se refira a software de terceiros na sua Documentação. O Período de Garantia para Produtos personalizados ou não standard é de um (1) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relacionada com qualquer Defeito proveniente de designs, instruções ou especificações fornecidas pelo Cliente à Signify.

8. A Signify não terá qualquer obrigação ao abrigo desta Garantia Padrão se for determinado que o alegado Defeito ocorreu como resultado de qualquer das seguintes situações:

   - 8.1 Quaisquer eventos de Força Maior. Força Maior significa quaisquer circunstâncias ou ocorrências para além do controlo razoável da Signify, quer previsíveis ou não à data do acordo de venda dos produtos, e mediante as quais não seja razoável esperar-se que a Signity desempenhe ou execute as suas obrigações, incluindo, entre outros, acidentes naturais, catástrofes naturais, incluindo sismos, relâmpagos, furacões, tufões, inundações, atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, lock-outs, guerra, terrorismo, situações políticas, conflitos civis, motins, sabotagem, vandalismo, ruturas de inventário no mercado, avaria de instalações ou maquinaria, falha ou perda de alimentação elétrica, ataques cibernéticos e pirataria informática ou o não desempenho por parte de fornecedores da Signify ou de outros terceiros dos quais os serviços estejam dependentes (incluindo serviços de conectividade e comunicações);

   - 8.2 Condições de fornecimento de energia elétrica, incluindo sistemas de controlo de picos de alimentação, sobretensão/subtensão e ondulação de corrente que não cumpram os limites especificados dos Produtos e os limites definidos pelas normas de fornecimento elétrico relevantes do Produto.

   - 8.3 Cablagem, instalação, alteração de definições ou manutenção inadequadas dos Produtos ou de quaisquer outros componentes elétricos, como os drivers, não efetuadas pela (ou para a) Signify.

   - 8.4 Falha no cumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, operação (como tolerância específica de fluxo e potência do sistema), aplicação, manutenção ou ambientais prescritas pela Signify ou qualquer outro documento que acompanhe os Produtos, ou padrões ou códigos de segurança, industriais e/ou elétricos aplicáveis ;

   - 8.5 Não utilização dos Produtos para os fins para os quais foram concebidos;

   - 8.6 Exposição a ambientes corrosivos, uso e desgaste excessivo, relâmpagos, negligência, descuido, acidente, uso abusivo, indevido, incorreto ou anormal dos Produtos;

   - 8.7 Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada por escrito pela Signify;

   - 8.8 Utilização de produtos LED sem seguir as instruções de aplicação relativamente a potencial poluição (Exemplo. VOC e H2S conforme especificado no guia de design do produto) ou levando em conta a limpeza.

9. O Cliente reconhece que o preço de compra do(s) Produto(s) reflete e é baseado numa atribuição de riscos e obrigações adequada das partes relacionadas com a garantia.

10. Esta Garantia Padrão, lida em conjunto com as disposições sobre garantia nos Termos e Condições, constitui o acordo integral relativo à garantia para quaisquer Produtos Defeituosos e substitui todas as declarações ou comunicações anteriores (orais e escritas) ao Cliente em relação aos Produtos. No limite máximo do permitido por lei, as garantias aqui contidas são as únicas garantias fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo fornecidas em lugar de quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comerciabilidade ou adequação a um fim específico, garantias estas que são por este meio excluídas pela Signify. O Cliente não deverá basear-se em qualquer outra informação, da Signify ou de outras fontes, ou em factos de conhecimento geral (do setor), relativamente aos Produtos ou respetivo desempenho e/ou vida útil. O único e exclusivo recurso do Cliente em relação a qualquer Defeito apenas será o explicitamente indicado nesta Garantia Padrão.

11. A Signify poderá modificar periodicamente esta Garantia Padrão, e quaisquer modificações aplicar-se-ão a todas as encomendas efetuadas a partir da data efetiva de tal modificação.

Política de garantias padrão para luminárias profissionais de interior e sistemas de controlo de interior

Nesta Garantia padrão (a qual em alguns casos também é denominada "Política de garantia") são especificados os termos e condições padrão da garantia para a venda por parte da Signify das luminárias profissionais de interior europeias enumeradas a seguir na Tabela 1 (para os fins desta Garantia padrão, todas elas serão referidas como "Produtos"). Apenas o comprador que adquiriu Produtos diretamente à Signify ("Cliente") pode usufruir dos direitos presentes nesta Garantia padrão.

Esta Garantia padrão aplica-se exclusivamente às Luminárias profissionais de interior europeias que tenham sido adquiridas a partir de 1 de agosto de 2018 na Europa, exceto na Turquia e na Rússia.

Esta Garantia padrão deve ser lida em conjunto com os Termos e condições para a venda de produtos e serviços da Signify atualmente em vigor ou com outros termos acordados num contrato exigível legalmente subscrito pela Signify e o Cliente, incluindo os contratos independentes de fornecimento, distribuição ou vendas ("Termos e condições").

Salvo indicação em contrário no presente documento, qualquer termo ou expressão definido ou utilizado nos Termos e condições e referido nesta Garantia padrão (na interpretação dos Termos e condições) terá o mesmo significado que o utilizado na presente. Relativamente aos restantes aspetos, os Termos e condições mantêm-se inalterados e permanecem em plena vigência e efeito. Em caso de conflito entre a presente Garantia padrão e os Termos e condições referentes aos Produtos, prevalecerá a presente Garantia padrão.

1. Sob reserva dos Termos e condições e da presente Garantia padrão (incluindo as exclusões, limitações e condições estabelecidas nos mesmos), a Signify garante ao Cliente que os Produtos não apresentam Defeitos durante o período, ou períodos de garantia limitada especificados adiante na Tabela 1 ("Período de garantia"). Para efeito da presente Garantia padrão, um "Defeito" (ou "Produto com defeito") refere-se a um Produto que apresente um defeito material ou proveniente da mão de obra que impede o correto funcionamento do Produto, de acordo com as especificações disponibilizadas pela Signify, tendo em consideração o rendimento global do Produto.

Período de garantia	Descrição do produto
5 ANOS DE GARANTIA	Todos os restantes produtos LED
3 ANOS DE GARANTIA	Componentes de Interact Pro Enterprise: Comandos, gateways e BCB, Philips Uni e Produtos Ledinaire
1 ANO DE GARANTIA	Todos os Produtos CONVENCIONAIS (não LED)

* Esta garantia padrão aplica-se exclusivamente às luminárias profissionais de interior.

2. A menos que a Signify confirme outros termos, o Período de garantia começa na data de entrega do Produto.
3. A Signify não terá nenhuma obrigação decorrente da presente Garantia padrão caso o Cliente não tenha cumprido as obrigações de pagamento do Cliente estabelecidas nos Termos e condições.
4. Para ter direito a uma reclamação válida, de acordo com a garantia, o Cliente avisará de imediato a Signify por escrito de qualquer alegado Produto com defeito antes do vencimento do Período de garantia do referido Produto. Além disso, as obrigações da Signify no âmbito desta Garantia padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - O Cliente conservará a prova de compra do Produto para verificação.
   - O Cliente apresentará as reclamações, em conformidade com a presente Garantia padrão, à Signify de imediato e num prazo nunca superior a 30 (trinta) dias após a deteção e disponibilizará à Signify (ou dos seus representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, que devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações relativas ao Produto:
     - nome ou referência do Produto;
     - detalhes do (suposto) Defeito, incluindo o número e a percentagem de falhas e a data-código da avaria, se aplicável;
     - a data da fatura e, se realizada pela Signify, a data da instalação do Produto; e
     - detalhes da aplicação, a localização, o tempo de acendimento real e o número de ciclos de comutação.
   - O Cliente fornecerá ao representante da Signify o acesso no local ao Produto, que o Cliente aceita através da presente Garantia padrão e, mediante pedido, enviará qualquer Produto supostamente com defeito à Signify para a respetiva análise.
   - O Cliente deverá obter o consentimento da Signify referente às especificações de qualquer teste que preveja realizar de modo a determinar a existência de um Defeito.
   - Qualquer pedido relativo a uma reclamação de garantia deverá ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a partir da data de notificação da reclamação.
5. As obrigações da Signify face à garantia estarão limitadas, ao critério exclusivo da Signify a, num prazo de tempo razoável, reparar ou disponibilizar um produto de substituição do Produto com defeito ou a pagar o valor de compra do mesmo. As reparações, substituições ou correções não darão origem à extensão ou renovação do Período de garantia aplicável. A Signify tem o direito, ao seu critério exclusivo, de substituir os Produtos com defeitos cobertos pela garantia por produtos que tenham pequenas diferenças de design ou especificações que não afetem a funcionalidade do respetivo Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis suportados pela própria no que respeita a um suposto Defeito ou Produto devolvido que não se considere um Defeito, incluindo os custos razoáveis de envio, teste e manuseamento.
6. Os processos de (des)montagem ou (des)instalação, remoção e substituição dos Produtos, das estruturas ou de outros elementos da instalação do Cliente, a descontaminação e a reinstalação dos Produtos (defeituosos) não estão abrangidos pela garantia aqui fornecida. O Cliente será o responsável e deverá cobrir os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso por medidas de garantia corretivas da Signify.

7. A menos que a Signify e o Cliente acordem outros termos por escrito, as obrigações incluídas nesta garantia pela Signify aplicam-se apenas aos Produtos enumerados na tabela 1. A Signify não oferece qualquer garantia de qualquer outro produto, incluindo produtos de terceiros e produtos que não tenham a marca comercial PHILIPS ou outras marcas comerciais pertencentes à Signify. Em relação ao software, a Signify não oferece qualquer garantia para software que não esteja integrado ou que seja entregue com qualquer Produto da Signify, ainda que a Signify faça referência a software de terceiros na sua Documentação. O Período de garantia para os Produtos personalizados ou que não sejam standard é de 1 (um) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relativa a Defeitos resultantes dos designs, das instruções ou das especificações apresentados pelo Cliente à Signify.
8. Face à presente Garantia padrão, a Signify não terá nenhuma obrigação no caso de se determinar que o alegado Defeito resultou de uma das seguintes possibilidades:
    - Qualquer evento de Força Maior. “Força maior” refere-se a qualquer circunstância ou incidência que escape ao controlo razoável da Signify, seja ou não previsível no momento da subscrição do contrato de venda dos produtos e que impeça a Signify de realizar ou executar de forma razoável as suas obrigações incluindo, sem limitações, fatalidades, catástrofes naturais, como por exemplo, terramotos, tempestades elétricas, furações, tufões, inundações ou atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, encerramentos de negócios, guerra, terrorismo, situações políticas, mal-estar social, distúrbios, sabotagem, vandalismo, escassez no fornecimento da indústria, avarias da fábrica ou da maquinaria, falha ou perda do fornecimento elétrico, ciberataques e pirataria informática ou o incumprimento por parte dos fornecedores da Signify ou por outros terceiros que lhe prestem serviços (incluindo serviços de conectividade e comunicação);
    - Condições do fornecimento de eletricidade, incluindo as correntes de fuga, a sobretensão e tensão baixa e os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos Produtos, assim como os definidos nas normas de fornecimento relevantes para o Produto;
    - Procedimentos incorretos de cablagem, instalação, alteração de configuração ou manutenção incorretas dos Produtos ou de outros componentes elétricos, como controladores, não realizados pela (ou para a) Signify;
    - Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, operação (tais como a tolerância específica de fluxo e tensão de linha do sistema), aplicação, manutenção ou ambientais estipuladas pela Signify ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos aplicáveis de segurança, indústria ou eletricidade;
    - Não utilizar os Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
    - Estar sujeitos a ambientes corrosivos, desgaste excessivo, iluminação, negligência, falta de cuidado, acidente, abuso, utilização incorreta, desadequada ou anómala dos Produtos;
    - Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada, por escrito, pela Signify;
    - Utilização de produtos LED que não tiveram em conta as instruções de aplicação referentes à poluição Potêncial (VOIC) ou limpeza.
9. O Cliente aceita que o preço de compra para os Produtos baseia-se na adequada atribuição dos riscos e das obrigações das partes em relação à garantia e reflete os referidos riscos e obrigações.
10. Esta Garantia padrão, lida em conjunto com as cláusulas sobre garantia incluídas nos Termos e condições, constitui todo o acordo respeitante à garantia para qualquer produto defeituoso e prevalece sobre todas as declarações ou comunicados (orais e escritos) realizados para o Cliente em relação aos Produtos. Na medida máxima permitida pela lei, as garantias presentes neste documento são as únicas fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo disponibilizadas em substituição das restantes garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitações, as garantias de comercialização ou idoneidade para um determinado fim que a Signify deixa sem efeito expressamente pelo presente documento. O Cliente não deve basear-se noutras informações, da Signify ou de outras fontes, nem em factos de conhecimento geral (do setor), em relação aos Produtos ou à sua vida útil. A única e exclusiva reparação para o Cliente em relação a qualquer Defeito será unicamente a estabelecida de forma explícita nesta Garantia padrão.
11. A Signify pode modificar esta Garantia padrão ocasionalmente e qualquer modificação entrará em vigor para todos os pedidos realizados na data de entrada em vigor da referida modificação ou após a mesma.
12. Para as Luminárias profissionais de interior, aplica-se a seguinte disposição:
    - O Período de garantia indicado na secção 1 baseia-se num número máximo de horas de funcionamento de 4000 horas/ano.
    - Para Luminárias profissionais da gama CoreLine dos Produtos, a Signify não terá nenhuma obrigação perante esta Garantia de produtos caso se determine que o defeito resultou de uma falha de um componente eletrónico (fontes de alimentação, unidades de controlo, unidades de balastro, módulos LED) sempre que a taxa de falhas do controlador esteja abaixo dos 0,2% por 1000 horas de funcionamento.

Política de garantia para os componentes

O presente documento estabelece a política de garantias da organização (de vendas) da Philips onde o comprador ("Comprador") adquiriu os componentes. Esta política aplica-se exclusivamente aos componentes da marca Philips ("Produtos") vendidos na Europa e instalados a partir de 1 de setembro de 2014. Nos produtos instalados antes dessa data, as condições de garantia permanecem iguais.

Esta política de garantia está subordinada às estipulações descritas no presente e aos termos e condições incluídos neste documento ("Termos e Condições de Garantia").

A presente política de garantia só será válida nos acordos de compra e venda, entre a Philips e o Comprador, nos quais se faça referência à mesma. Esta substituirá a cláusula de garantia padrão prevista nos termos e condições de venda gerais da Philips.

A. Período de garantia

Sob reserva do previsto nas disposições previstas nas Condições da política de garantia e estabelecidas em consequência do presente, o Comprador recebe a garantia durante o período respetivo descrito na tabela a seguir. Os derivados ou produtos desenvolvidos em conjunto podem ter períodos de garantia e condições diferentes.

B. Condições especiais

- O período de garantia tem início na data da instalação, embora esteja limitado a +6 meses a partir do código-data de fabrico.
- O período de garantia baseia-se num máximo de 500 h/ano para as lâmpadas HID Sports, 1000 h/ano para as "Outras" e 4000 h/ano para os restantes produtos.
- O produto deve aplicar-se em conformidade com a especificação e orientações da Philips, com uma utilização de acordo com os ciclos de ligado e desligado previstos na norma CEI.
- A garantia de um único componente aplica-se aos componentes, independentemente da marca ou do tipo de outros componentes utilizados no sistema, desde que o produto da Philips seja utilizado em conformidade com a especificação e as orientações da Philips.
- A garantia do sistema só será válida se o controlador Philips adequado for aplicado (de acordo com as fichas de dados e notas de aplicações).
- O comprador deverá facultar informações sobre a reclamação (isto é, sistema utilizado, data de instalação); a inscrição inicial não é exigida.
- A compensação é individual para todas as falhas confirmadas em cada produto; não será aplicado um limite mínimo e a mão de obra não é coberta.

Garantia dos componentes

Em anos, salvo se indicado o contrário		Componente individual	Componente no Sistema Philips
Todas as gamas de produtos não referidas: 1 ano			
HID			
Lâmpada	CDM	1	2 (CDM Elite&CDM Evolution)[1]
	CosmoPolis	1	2 ; 3 (Xtra)[2]
	SON[3]	1	–
	SON APIA Hg Free and APIA Xtra	2	–
	Outras lâmpadas HID	1	–
Driver[3]	PV/DV/AV	5	–
	PV/DV -Xtreme	8	–
	PV/DV -Econômico	5	–
Balastro EM	MK4	5	–
	Alta resistência	5	–
Mecanismo de ignição	Standard	3	–
	Digital	5	–
Controlos	Starsense PL; Starsense RF; AmpLight, CityTouch OLC, Power Box, ConnectorKit	3 5	– –
Fluorescente			
Lâmpada	TL, CFL, CFL-ni	1	3 (Master TL)
	TL Xtra/ Xtreme	5[4]	8[5]
	CFL Xtra	3[4]	–
Balastro	Essential	2	–
	Basic; Matchbox	3	–
	Selectalume / Performer / Regulável	5	–
	Performer Xtreme (HF-P-Xt)	8	–
Controlos	Teletrol	2	–
	Outros controlos FLUO	3	–
LED			
LED	Fortimo LED SLM, SLM Flex, DLM, DLM Flex	–	5
	Fortimo LED Strip, LED Line	–	5
	Fortimo LLM, HBMt	–	5
	Módulo Fastflex LED	–	5
	Lexel LED SLM, DLM	–	5
	Affinium LDM; Integrade; PrimeSet RDL; LCM	–	5
	CertaFlux PLM	–	3
	Core LED line	–	3
	Fortimo LED Twistable (TDLM)	–	3
	Disco Fortimo LED, Foco integrado, DLMi	–	3
	Módulos decorativos Fortimo LED	–	3
	CertaFlux LED Strip, LED Line	–	2
	CertaFlux DL-S	–	2
Lâmpadas LED e LEDtube	Consultar folheto dedicado	–	–
Controlador	Xitanium	5	–
	CertaDrive	2	–
Controlos	Starsense PL, Starsense RF, AmpLight	3	–
	CityTouch OLC, Power Box, ConnectorKit	5	–
Outros			
Lâmpada	Master de halogéneo	1	–
	Outras lâmpadas de halogéneo	6 meses	–
	GLS	3 meses	–
Transformador	Primaline	3	–

Índice

1. CDM Elite: para novas instalações, aplicando Balastro HID PrimaVision ou AspiraVision e sem regular.
2. Cosmopolis: quando aplicado na posição Horizontal
3. Para aplicações de Horticultura: ver documento dedicado
4. Com balastro de pré-aquecimento HF como o Philips HF-P ou HF-R
5. TL Xtra/Xtreme: quando aplicado com balastro HF-P-Xt e não é regulado abaixo dos 30%

1. Garantia limitada

A garantia descrita na presente só é válida para os produtos de iluminação da marca Philips comercializados pela Signify, S.L., dentro dos limites geográficos da Europa (doravante, o "Produto"). Apenas as partes que adquirirem os produtos diretamente à Philips (doravante, o "Comprador") podem beneficiar desta garantia.

A Philips garante ao Comprador a ausência de defeitos de material ou fabrico em todos os Produtos. A presente garantia será válida durante o período indicado na política de garantia correspondente aos Produtos mencionados no acordo de compra e venda subscrito pelo Comprador. Se, durante o período de garantia, um produto não funcionar de acordo com o disposto anteriormente, a Philips procederá à reposição, de forma gratuita, do Produto com defeito objeto da política de garantia correspondente e dos termos e condições da política de garantia descritos a seguir.

2. Termos e condições

- A garantia da Philips aplica-se exclusivamente ao Comprador. Se o Comprador devolver qualquer um dos Produtos incluídos nesta garantia, em conformidade com o ponto 3 e dentro do período de garantia indicado nesta política e, depois de o submeter a exame, a Philips determinar de forma fiável que não há motivos para a nulidade indicada na garantia, a Philips optará pela reparação ou substituição do Produto ou componente com defeito do mesmo ou pelo reembolso do seu preço de compra ao Comprador. Para esclarecer o anterior, "reparação ou substituição do Produto ou peça com defeito do mesmo" não inclui trabalhos de reinstalação ou extração, custos ou despesas, incluindo de forma não taxativa custos ou despesas de mão de obra.
- Se a Philips optar por substituir o produto e não tiver possibilidade de o fazer devido à interrupção do seu fornecimento ou fabrico ou à sua indisponibilidade, a Philips pode reembolsar o Comprador pelo montante pago ou substituí-lo por um produto equivalente em qualidade e prestações (cujo design ou especificações podem sofrer ligeiras alterações).
- Os agentes, distribuidores ou representantes não estão autorizados a alterar, modificar ou aumentar qualquer aspeto dos termos da garantia limitada em nome da Philips.
- Esta garantia limitada será válida apenas se o Produto tiver sido ligado e instalado corretamente e estiver a funcionar com os valores elétricos, intervalo de funcionamento e condições ambientais previstas nas especificações, diretrizes de aplicação, normas CEI ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos. No caso de se determinar que um Produto tem defeito ou não funciona de acordo com as respetivas especificações, o Comprador deve notificar o facto por escrito à Philips.
- A Philips disponibilizará a solução técnica dos problemas. Os produtos de terceiros que forem vendidos através da Philips não estão cobertos por esta garantia, salvo se tal for indicado no ponto 5.
- A presente garantia não é válida se os danos ou falhas de funcionamento forem causados por força maior ou por qualquer utilização incorreta, utilização indevida, utilização anómala ou utilização que viole as normas, códigos ou instruções de utilização respetivas, incluindo, de forma não taxativa, os textos legais em matéria de segurança, indústria e/ou eletricidade mais recentes e em vigor nas regiões pertinentes.
- A presente garantia deixará de ser válida se pessoas não autorizadas devidamente pela Philips por escrito efetuarem algum tipo de reparação ou modificação dos Produtos. A data de fabrico do produto deverá constar de forma clara e legível. A Philips reserva-se o direito de adotar a decisão definitiva sobre a validade de qualquer reclamação de garantia.
- Se tal for solicitado, a Philips passaria a ser proprietária dos produtos com defeito ou não conformes, imediatamente depois de serem substituídos.

3. Reclamações de garantia

Todos os períodos de garantia referidos estão dependentes de um representante da Philips aceder ao produto ou sistema com defeito para verificar a não conformidade. As reclamações de garantia devem ser notificadas e enviadas ao escritório regional da Philips no prazo de 30 dias a partir da sua identificação, apresentando-se, pelo menos, a seguinte informação (embora possam ser solicitados mais dados):

- Detalhe dos produtos com defeito; no caso de garantias de sistemas, também devem ser especificados detalhes dos outros componentes utilizados;
- Data de instalação e de fatura;
- Descrição detalhada do problema e a quantidade e percentagem de falhas, código e data da falha;
- Aplicação, tempo de acendimento e ciclos de comutação;
- Se a reclamação de garantia for justificada, a Philips suportará as despesas de envio. Se a Philips não detetar indícios de que o produto tem defeito ou não cumpre a sua funcionalidade, esta pode imputar ao Comprador as despesas de devolução, assim como as decorrentes do envio, ensaios e manuseamento associados.

4. Garantias não implícitas ou outras garantias

- As garantias e soluções disponibilizadas nestes termos da garantia limitada são as únicas garantias que a Philips disponibiliza relativamente aos Produtos e substituem qualquer outra garantia, expressa ou implícita, incluindo de forma não taxativa as garantias de comercialização, adequação a um determinado fim, as quais ficam sem efeito pela presente.
- Ficam expressamente acordadas nestes termos e condições a responsabilidade e obrigação única da Philips face ao Comprador, assim como o único e exclusivo recurso do Comprador relativamente aos Produtos com defeito ou não conformes fornecidos pela Philips àquele, independentemente de o referido dano se fundamentar em garantias não expressas explicitamente nos presentes termos e condições, obrigações contratuais ou extracontratuais ou qualquer outro quadro jurídico, inclusivamente se a Philips tiver sido notificada ou estiver consciente dos referidos defeitos.

5. Limitações e condições

- A presente é uma garantia limitada e exclui, entre outros aspetos, a instalação, o acesso a produtos (andaimes, elevadores, etc.) e os danos especiais, fortuitos e indiretos (como a perda de receitas/ganhos, danos à propriedade ou outros custos vários não referidos anteriormente) e, por outro lado, é definida pelas limitações e condições estabelecidas na política de garantia respetiva e as presentes condições ampliam a sua definição.
- Se tal for solicitado, deve permitir-se que os representantes da Philips acedam aos Produtos com defeito, instalação ou aplicação para que verifiquem a sua não conformidade.
- A Philips não pode ser responsabilizada pelas condições do fornecimento elétrico, incluindo os picos de tensão, flutuações de tensão para cima ou para baixo, os sistemas de controlo de ondulação de corrente que ultrapassem os limites especificados dos produtos e os definidos nas normas de fornecimento pertinentes (por exemplo, as normas EN 50160).
- No que respeita aos produtos vendidos pela Philips ao Comprador, mas sem o seu nome comercial nem as suas marcas secundárias, a Philips exclui qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo de forma não taxativa, as garantias de comercialização e adequação a um determinado fim. Não obstante, se o Comprador o solicitar e se a lei e as condições contratuais o permitirem, este terá acesso às garantias do fabricante do produto em questão.

Garantia padrão do produto Philips Dynalite

Esta Garantia Padrão (em alguns casos também referida como “Política de Garantia”) especifica os termos e condições da garantia padrão para a venda por parte da Signify dos Produtos Philips Dynalite. Apenas o comprador que tenha adquirido Produtos directamente à Signify (“Cliente”) pode tirar partido de quaisquer direitos desta Garantia Padrão. “Signify” é a entidade legal que vende os Produtos directamente ao Cliente.

Esta Garantia Padrão deve ser lida em conjunto com os Termos e Condições para a venda de produtos e serviços Signify actualmente em vigor, ou quaisquer outros termos acordados num acordo legalmente vinculativo executado entre Signify e o Cliente, incluindo acordos separados de fornecimento, distribuição ou venda (“Termos e Condições”). Salvo especificação em contrário, qualquer termo ou expressão definida ou utilizada nos Termos e Condições e relacionada com esta Garantia Padrão terá (na interpretação dos Termos e Condições) os mesmos significados que os aqui utilizados. Em todos os outros aspectos, os Termos e Condições permanecem inalterados e estão em pleno vigor e efeito. Em caso de qualquer conflito entre esta Garantia Padrão e os Termos e Condições em relação aos Produtos, esta Garantia Padrão prevalecerá.

1. Sujeito aos Termos e Condições e a esta Garantia Padrão (incluindo as exclusões, limitações econdições aí estabelecidas), Signify garante ao Cliente que os Produtos estarão livres de Defeitos durante o período de garantia limitado especificado abaixo. Para efeitos desta Garantia Padrão, um “Defeito” (ou “Produto Defeituoso”) significa que um Produto tem um defeito no material ou na mão-de-obra que faz com que o Produto não funcione de acordo com as especificações fornecidas pela Signify, tendo em consideração o desempenho global do Produto.

Descriçao do produto	Período em garantia
Philips Dynalite	**24 meses**

2. [Produtos:] Salvo confirmação em contrário por Signify, um Período de Garantia começa na datade entrega do Produto.
[Produto = Componente:] Salvo confirmação em contrário pela Signify, um Período de Garantiacomeça no primeiro dia de (i) a data de fabrico mais seis (6) meses, ou (ii) a data da fatura doProduto em questão].
[Produto = Sistema vendido a VAP / Distribuidor:] Salvo confirmação em contrário pela Signify,um Período de Garantia tem início na data de entrega do Produto (ou, no caso de entrega de umProduto em fases ou lotes, na data de entrega dessa fase ou lote).
[Produto = Sistema vendido directamente pela Signify ao Utilizador Final:] Salvo confirmação emcontrário pela Signify, um Período de Garantia começa na data de entrega do Produto ao Cliente(ou, no caso de entrega de um Produto em fases ou lotes, na data de entrega dessa fase ou lote).
3. A Signify não terá obrigações ao abrigo desta Garantia Padrão se o Cliente violar as obrigações depagamento ao abrigo dos Termos e Condições.
4. Para ter direito a fazer uma reclamação válida ao abrigo da garantia, o Cliente deverá notificarimediatamente a Signify por escrito de qualquer Produto alegadamente defeituoso antes daexpiração do Período de Garantia de tal Produto. Além disso, as obrigações da Signify ao abrigodesta Garantia Padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - 4.1. O cliente deve manter a prova de compra do Produto disponível para inspeção;
   - 4.2. O cliente deverá apresentar reclamações ao abrigo desta Garantia Padrão para a Signifyprontamente e no prazo máximo de trinta (30) dias após a descoberta, e disponibilizar para aSignify (ou representantes) registos adequados do histórico operacional do Produto, contendo nomínimo as seguintes informações:
     - 4.2.1. nome e/ou número do tipo do Produto;
     - 4.2.2. pormenores do (alegado) defeito, incluindo o número e a percentagem de falhas, e código de data de falha, conforme o caso;
     - 4.2.3. a data da fatura e, se efetuada por Signify, a data de instalação do Produto; e 4.2.4. detalhes da aplicação, localização, horas reais de funcionamento e número de ciclos de comutação.
   - 4.3. O Cliente concederá a um representante Signify o acesso no local ao Produto para o qual o Cliente solicita esta Garantia Padrão e, mediante pedido, submeterá qualquer Produto alegadamente defeituoso à Signify para análise.
   - 4.4. O cliente deve obter o consentimento da Signify para as especificidades de quaisquer testes que planeia realizar para determinar se existe um defeito.
   - 4.5. Qualquer processo relativo a qualquer reclamação ao abrigo da garantia deve ser apresentado no prazo de um (1) ano a partir da data de notificação da reclamação.
5. As obrigações da Signify sob garantia serão limitadas, por opção da Signify, dentro de um prazorazoável, quer para reparar ou fornecer um produto de substituição para o Produto defeituoso,quer a um crédito apropriado para o preço de compra do mesmo. As reparações, substituições ousoluções encontradas não prolongarão nem renovarão o Período de Garantia aplicável. A Signifytem o direito, à sua escolha, de substituir o(s) Produto(s) defeituoso(s) coberto(s) pela garantia porum produto que tenha pequenos desvios na concepção e/ou especificações que não afectem afuncionalidade do Produto. A Signify pode cobrar ao Cliente custos razoáveis incorridos pelaSignify em relação a um alegado Defeito ou Produto(s) devolvido(s) que não seja(m) considerado(s) como Defeito, incluindo custos razoáveis de transporte, testes e manuseamento.
6. A (Des)montagem, (Des)instalação, remoção e substituição de Produtos, estruturas ou outraspartes das instalações do Cliente, descontaminação e reinstalação de Produtos (Defeituosos) nãoestão cobertos pela garantia abaixo indicada. O cliente será responsável e suportará os custosdestas actividades, incluindo os decorrentes dos esforços de reparação da garantia da Signify.
7. A menos que a Signify e o Cliente acordem o contrário por escrito, as obrigações de garantia da Signify só se aplicam aos produtos listados na Secção 1. A Signify não fornece qualquer garantia para quaisquer outros produtos, incluindo produtos de terceiros e produtos que não estejam marcados com a marca PHILIPS ou outras marcas comerciais de propriedade da Signify. Com respeito ao software, a Signify não fornece qualquer garantia para qualquer software que não esteja incorporado ou entregue com qualquer Produto pela Signify, mesmo que a Signify se refira a software de terceiros na sua Documentação.O período de garantia para produtos personalizados ou não padronizados é de um (1) ano. A Signify não faz qualquer garantia em relação a quaisquer defeitos decorrentes de desenhos, instruções ou especificações fornecidas pelo cliente à Signify.

8. A Signify não terá qualquer obrigação ao abrigo desta Garantia Padrão se o alegado Defeito for encontrado como resultado de qualquer um dos seguintes factos:
    - 8.1. Qualquer evento de “Força Maior”. “Força Maior” significa qualquer circunstância ouacontecimento fora do controlo razoável da Signify, previsível ou não no momento da celebração do contrato de venda dos Produtos, em resultado do qual a Signify não pode razoavelmente desempenhar ou executar as suas obrigações, incluindo, sem limitação, acidentes e catástrofes naturais, incluindo terramotos, relâmpagos, furacões, tufões, inundações, actividade vulcânica ou condições meteorológicas extremas, greves, paralizações, guerra, terrorismo, situação política, agitação civil, motins, sabotagem, vandalismo, ruturas de inventário no mercado, avaria de instalações ou maquinaria, falha ou perda de fornecimento de energia, ataques informáticos e hacking ou incumprimento por parte dos fornecedores da Signify ou outros terceiros de quem os Serviços dependem (incluindo serviços de conectividade e comunicação);
    - 8.2. Condições de fornecimento de energia, incluindo sobretensões, sobretensão/subtensão e sistemas de controlo de corrente de ondulação que excedam os limites especificados dos Produtos e aqueles estabelecidos ou definidos pelas normas de fornecimento relevantes para o Produto;
    - 8.3. Cablagem inadequada, instalação, alteração de configurações ou manutenção dos Produtos ou quaisquer outros componentes eléctricos, tais como controladores de quaisquer outros componentes eléctricos, assim como controladores não executados pela (ou para) Signify;
    - 8.4. Incumprimento das instruções ou directrizes de instalação, funcionamento (incluindo ambientais) prescritas pela Signify ou qualquer outro documento que acompanhe os Produtos, ou normas ou códigos de segurança, industriais e/ou elétricos aplicáveis;
    - 8.5. Não utilizar os Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
    - 8.6. Estar sujeito a ambientes corrosivos, desgaste excessivo, negligência, descuido, acidente, abuso, uso indevido, uso impróprio ou anormal dos Produtos;
    - 8.7. Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada pela Signify por escrito;
    - 8.8. Utilização de produtos LED sem considerar as instruções de aplicação relativas à contaminação potencial (por exemplo, COVs e H2S, tal como especificado no guia de concepção do produto) ou limpeza.
9. O Cliente reconhece que o preço de compra dos Produtos se baseia e reflecte uma atribuição adequada dos riscos e obrigações das partes relacionadas com a garantia.
10. A Garantia Padrão, lida em conjunto com as disposições de garantia nos Termos e Condições,constitui o acordo completo no que diz respeito à garantia de qualquer Produto Defeituoso esubstitui todas as representações ou comunicações prévias (orais e escritas) ao Cliente no quediz respeito aos Produtos. Na medida máxima permitida por lei, as garantias aqui contidas sãoas únicas garantias dadas pela Signify relativamente aos Produtos e são dadas em substituiçãode todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, garantias decomerciabilidade ou adequação a um determinado fim, garantias essas que a Signify renunciaexpressamente. O cliente não deve confiar em qualquer outra informação, da Signify ou deoutras fontes, ou em factos geralmente conhecidos (da indústria), relativos aos produtos ou aoseu desempenho e/ou à sua vida útil. O único e exclusivo recurso do cliente para qualquerdefeito será apenas como explicitamente declarado nesta Garantia Padrão.
11. A Signify pode modificar esta Garantia Padrão, e qualquer modificação deste tipo será efectivapara todas as encomendas efectuadas na ou após a data efectiva de tal(s) modificação(ões).

Garantia padrão para lâmpadas LED profissionais

A presente Garantia Padrão (em certos casos também denominada “Política de Garantia”) determina os termos e condições de garantia padrão relativos à venda das Lâmpadas LED profissionais listadas na Tabela 1 por parte da Signify (para os efeitos da Garantia Padrão denominadas “Produtos”). Apenas o comprador que adquiriu Produtos diretamente à Signify (“Cliente”) pode tirar partido de quaisquer direitos ao abrigo desta Garantia Padrão. “Signify” refere-se à entidade legal que vende os Produtos diretamente ao Cliente.

Esta Garantia Padrão apenas se aplica a Produtos adquiridos a partir de 1 de setembro de 2021 na Europa, excluindo a Turquia.

Esta Política de Garantia tem de ser lida em conjunto com os Termos e Condições de Venda de Produtos e Serviços da Signify atualmente vigentes, ou outros termos semelhantes conforme acordado num contrato juridicamente vinculativo executado entre a Signify e o Cliente, incluindo contratos de fornecimento, distribuição ou vendas separados (“Termos e Condições”). Salvo especificação em contrário na presente política, quaisquer termos ou expressões definidos ou utilizados nos Termos e Condições e relacionados com esta Garantia Padrão deverão ter (na interpretação dos Termos e Condições) o mesmo significado utilizado na presente política. Os Termos e Condições permanecem, em todos os outros aspetos, inalterados e encontram-se em vigor. Em caso de conflito entre esta Garantia Padrão e os Termos e Condições em relação aos Produtos, esta Garantia Padrão terá prevalência.

1. Sujeita aos Termos e Condições e a esta Garantia Padrão (incluindo exclusões, limitações e condições aqui definidas), a Signify garante ao Cliente que os Produtos estarão livres de Defeitos durante o(s) período(s) de garantia, expresso(s) em anos ou horas, especificado(s) abaixo, na Tabela 1 (“Período de Garantia”). Para efeitos desta Garantia Padrão, um “Defeito” (ou “Produto com Defeito”) significa que um Produto tem defeito de material ou fabrico, que leva a que o Produto falhe substancialmente no seu funcionamento de acordo com as especificações de desempenho fornecidas pela Signify, tendo em consideração o desempenho global do Produto.

Lâmpadas LED	Período de garantia[1]	
	Anos	Total Horas de garantia
MasterConnect	5	20.000
Master	5	20.000
Focos Master Value	5	20.000
Bombillas Master Value	2.5	10.000
CorePro	2	8.000
LED clásica	2	8.000

Tubos LED	Período de garantia[1]	
	Anos	Horas de garantía total
Master UE (clase A)	10	87.600
Master UE (clase B)	7	61.320
MasterConnect	5	43.800
Master UO/HO	5	43,800
Master Value UO/HO	5	43.800
CorePro	3	20.000
Ecofit[2]	2	8.000
Lâmpadas LED para la sustitución de HID	**Período de garantia[1]**	
	Anos	**Horas de garantía total**
TrueForce Public Urban/Road	8	32.000
TrueForce Industrial & Retail	5	20.000
TrueForce Core	3	12.000
Sensores Interact Ready	**Período de garantia[1]**	
	Anos	**Horas de garantía total**
Sensores IA	5	43.800

Tabela 1: Descrição do produto e período de garantia

- (1) El Cliente recibe la garantía para el periodo aplicable expresada en años u horas, lo que venga primero.
- (2) Los tubos Ecofit LED con una vida de diseño de 15.000 horas tienen un período de garantía de 1 año o 4000 horas de funcionamiento.

2. Salvo confirmação em contrário pela Signify, um Período de Garantia tem início na data de entrega do Produto ao Cliente.
3. Se o Cliente estiver em quebra das suas obrigações de pagamento ao abrigo dos Termos e Condições, a Signify não tem quaisquer obrigações ao abrigo desta Garantia Padrão.
4. Para ter direito a efetuar uma reclamação válida ao abrigo da garantia, o Cliente deverá notificar imediatamente a Signify por escrito de qualquer alegado Produto com Defeito antes da expiração do Período de Garantia de tal Produto. Além disso, as obrigações da Signify ao abrigo desta Garantia Padrão estão sujeitas às seguintes condições:
   - O Cliente deverá manter um comprovativo de compra do Produto para ser inspecionado;
   - O Cliente deverá efetuar reclamações à Signify ao abrigo desta Garantia Padrão de forma imediata e, no máximo, trinta (30) dias após descoberta, bem como disponibilizar à Signify (ou representantes) os registos adequados do histórico de funcionamento do Produto, contendo, no mínimo, as seguintes informações relativas ao Produto:
     - nome e/ou referência do Produto;
     - detalhes do (alegado) Defeito, incluindo o número e percentagem de falhas, e o código de data da falha, conforme aplicável;
     - a data da fatura e, se efetuada pela Signify, a data de instalação do Produto; e
     - detalhes da aplicação, localização, horas de acendimento reais e o número de ciclos de comutação.

- O Cliente deverá possibilitar ao representante da Signify acesso ao local do Produto para o qual o Cliente invoca esta Garantia Padrão e, a pedido, enviar qualquer alegado Produto com Defeito para a Signify para análise.
- O Cliente deverá obter consentimento da Signify relativamente às especificações de qualquer teste que planeie levar a cabo para determinar se existe um Defeito.
- Qualquer pedido relativo a uma reclamação de garantia deverá ser apresentado no prazo de 1 (um) ano a partir da data de notificação da reclamação.

5. As obrigações da Signify ao abrigo da garantia serão limitadas, por opção da Signify, à reparação ou substituição do Produto com Defeito, dentro de um prazo razoável, ou a um crédito adequado no montante do preço de compra do mesmo. As reparações, substituições ou soluções não alargarão ou renovarão o Período de Garantia aplicável. A Signify poderá, por opção própria, substituir o(s) Produto(s) com Defeito abrangidos pela garantia por um produto que tenha pequenas diferenças no design e/ou especificações que não afetem a funcionalidade do Produto. A Signify poderá cobrar ao Cliente os custos razoáveis incorridos pela Signify em relação a um alegado Defeito ou Produto(s) devolvido(s) que considere que não apresentam Defeito, incluindo custos razoáveis de transporte, testes e manuseamento.
6. A (des)montagem, (des)instalação, remoção e substituição de Produtos, estruturas ou outras partes das instalações do Cliente, descontaminação e reinstalação de Produtos (com Defeito) não são abrangidos pela presente garantia. O Cliente será responsável e suportará os custos destas atividades, incluindo os custos de acesso para esforços de solução ao abrigo da garantia efetuados pela Signify.
7. Salvo quando de outra forma acordado pela Signify e pelo Cliente por escrito, as obrigações nos termos da garantia da Philips aplicam-se apenas aos Produtos listados na secção 1. A Signify não fornece qualquer garantia para quaisquer outros produtos, incluindo produtos de terceiros e produtos que não da marca comercial PHILIPS ou de outras marcas comerciais que sejam propriedade da Signify. Relativamente ao software, a Signify não fornece qualquer garantia para qualquer software que não seja incorporado ou entregue com quaisquer Produtos pela Signify, ainda que a Signify se refira a software de terceiros na sua Documentação. O Período de Garantia para Produtos personalizados ou não standard é de um (1) ano. A Signify não fornece qualquer garantia relacionada com qualquer Defeito proveniente de designs, instruções ou especificações fornecidas pelo Cliente à Signify.
8. A Signify não terá qualquer obrigação ao abrigo desta Garantia Padrão se for determinado que o alegado Defeito ocorreu como resultado de qualquer das seguintes situações:
   - Quaisquer eventos de Força Maior. "Força Maior" significa quaisquer circunstâncias ou ocorrências para além do controlo razoável da Signify, quer previsíveis ou não à data do acordo de venda dos Produtos, e mediante as quais não seja razoável esperar-se que a Signify desempenhe ou execute as suas obrigações, incluindo, entre outros, acidentes naturais, catástrofes naturais, incluindo sismos, relâmpagos, furacões, tufões, inundações, atividade vulcânica ou condições climatéricas extremas, greves, lock-outs, guerra, terrorismo, situações políticas, conflitos civis, motins, sabotagem, vandalismo, ruturas de inventário no mercado, avaria de instalações ou maquinaria, falha ou perda de alimentação elétrica, ataques cibernéticos e pirataria informática ou o não desempenho por parte de fornecedores da Signify ou de outros terceiros dos quais os serviços estejam dependentes (incluindo serviços de conectividade e comunicações);
   - Condições de fornecimento de energia elétrica, incluindo sistemas de controlo de picos de alimentação, sobretensão/subtensão e ondulação de corrente que não cumpram os limites especificados dos Produtos e os limites definidos pelas normas de fornecimento elétrico relevantes do Produto;
   - Cablagem, instalação ou manutenção inadequadas dos Produtos não efetuadas pela (ou para a) Signify;
   - Incumprimento das instruções ou diretrizes de instalação, funcionamento, aplicação, manutenção ou ambientais indicadas pela Signify ou qualquer outro documento fornecido com os Produtos, ou normas ou códigos de segurança, industriais e/ou elétricos aplicáveis;
   - Não utilização dos Produtos para os fins para os quais foram concebidos;
   - Exposição a ambientes corrosivos, uso e desgaste excessivo, relâmpagos, negligência, descuido, acidente, uso abusivo, indevido, incorreto ou anormal dos Produtos;
   - Qualquer tentativa de reparação, alteração ou modificação não autorizada por escrito pela Signify;
   - Utilização de produtos LED sem seguir as instruções de aplicação relativamente a potencial poluição (VOIC) ou limpeza.
9. O Cliente reconhece que o preço de compra do(s) Produto(s) reflete e é baseado numa atribuição de riscos e obrigações adequada das partes relacionadas com a garantia.
10. Esta Garantia Padrão, em conjunto com as disposições relativas a garantia presentes nos Termos e Condições, constitui a totalidade do acordo relativamente à garantia de quaisquer Produtos com Defeito e prevalece sobre todas as declarações ou comunicações anteriores (orais e escritas) efetuadas ao Cliente relativamente aos Produtos. No limite máximo do permitido por lei, as garantias aqui contidas são as únicas garantias fornecidas pela Signify relativamente aos Produtos, sendo fornecidas em lugar de quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comerciabilidade ou adequação a um fim específico, garantias estas que são por este meio excluídas pela Signify. O Cliente não deverá basear-se em qualquer outra informação, da Signify ou de outras fontes, ou em factos de conhecimento geral (do setor), relativamente aos Produtos e respetivo desempenho. O único e exclusivo recurso do Cliente em relação a qualquer Defeito apenas será o explicitamente indicado nesta Garantia Padrão.
11. A Signify poderá modificar periodicamente esta Garantia Padrão, e quaisquer modificações aplicar-se-ão a todas as encomendas efetuadas a partir da data efetiva de tal modificação.

Simbologia

Classe I
Estas luminárias têm, pelo menos, um isolamento normal de conjunto e tomada de terra e, para luminárias concebidas para ligação com cabo flexível ou mangueira, estão equipadas, quer como tomada de corrente fêmea com tomada de terra ou com cabo flexível inamovível ou mangueira com condutor de terra que como tomada com ligação à terra.

Classe II
Com duplo isolamento ou isolamento reforçado de conjunto sem tomada de terra.

Classe III
Design especial para ligação de circuitos de tensão muito baixa, sem outros circuitos internos ou externos que operem com tensões diferentes da referida.

IP## **Índices de proteção**:

Primeiro número

0: não protegida contra a penetração de corpos sólidos.
1: protegida contra os corpos sólidos superiores a 50 mm.
2: protegida contra os corpos sólidos superiores a 12 mm.
3: protegida contra os corpos sólidos superiores a 2,5 mm.
4: protegida contra os corpos sólidos superiores a 1,0 mm.
5: protegida contra o pó.
6: estanque ao pó.

Segundo número

0: não protegida contra a penetração da água.
1: protegida contra os golpes de água verticais.
2: protegida contra os golpes de água com uma inclinação máxima de 15°.
3: protegida contra a chuva.
4: protegida contra os salpicos.
5: protegida contra jatos de água.
6: protegida contra jatos de água sob pressão.
7: com pressão estanque à água.
8: com pressão estanque à água sob pressão.
9: Protegido contra jatos de água de curto alcance, alta pressão e alta temperatura

IK## **Proteção contra choques mecânicos**.

Código IK	Energia choque	Descrição
IK01	0.15 J	
IK02	0.2 J	Standard
IK03	0.3 J	
IK04	0.5 J	Standard plus
IK05	0.7 J	
IK06	1 J	
IK07	2 J	Reforçada
IK08	5 J	Protegida contra vandalismo
IK09	10 J	
IK10	20 J	Protegido contra vandalismo

CE Produto que cumpre as exigências e as normas Europeias em vigor em matéria de segurança e funcionamento.


EOC – Código de encomenda europeu

É a identificação clara e inequívoca dos produtos em toda a organização Signify facilitada pela implementação do sistema standard EOC. Um único código comercial de 8 dígitos. O EOC proporciona coerência, uma vez que pode ser encontrado na parte posterior de todos os nossos documentos (documentos de envio, faturas), nas etiquetas de embalagem (tanto em produtos individuais como em caixas exteriores), nos catálogos, nas listas de preços e nos folhetos. O EOC identifica o produto comercial na sua configuração primária de embalagem. Os 2 últimos dígitos identificam a configuração da caixa externa. Com este código único, é possível pedir, receber, armazenar e vender os nossos produtos de forma eficaz e sem erros.

Código de cores da coluna euros

Produtos standard
Produtos de especificação
Produtos de alta especificação

Código EAN




Simbologia

	ENEC: produto com Certificação Europeia de Normalização Elétrica. É considerado pelos países signatários tão válido como a marcação no próprio país.
	Produto LED
	Luminárias com pacote combinado
	Temperatura de cor
	Vida útil.
	Regulação
	Sem regulação
	Dimensões
	Aplicação
	Temperatura de funcionamento
	RGB: luminária RGB
	CityTouch: telegestão integrada
	ConnectorKit: telegestão na coluna
650° 850° 30s	Ensaio de fio incandescente
220 V 240 V	Tensão de rede
50Hz 60Hz	Frequência
	Diâmetro de encastrar
	Dimensões de encastrar
U.P.	Quando nas tabelas de cada produto não aparece U.P. (Unidade de pedido) ou aparece a branco, entende-se que a referida unidade é 1
F	Fahrenheit. Adequada para a montagem em superfícies normalmente inflamáveis
	Rotação horizontal
	Ajuste vertical
	Deteção de presença
A	Classificação energética
A+	Classificação energética
A++	Classificação energética
	Ângulo de abertura do feixe
	PoE (Power over Ethernet)
	VLC (Visible Light Communication)

Nomenclatura da iluminação exterior

Descrição geral de uma luminária LED



Telegestão			
LWCO	Connect app com X anos de serviço	**LW5**	Connect app com 5 anos de serviço
LW1	Connect app com 1 ano de serviço	**LW10**	Connect app com 10 anos de serviço

Fluxo	
LEDxx	Fluxo de módulo de XX00 lm (ej.: LED10 -> 1000 lm, LED30 -> 3000 lm, LED400 -> 40000 lm)

*LEDxx-4S indica Ledgine Optiperfect

Tonalidade			
740	IRC > 70 e TC=4000K	**840**	IRC > 80 e TC=4000K
757	IRC > 70 e TC=5700K	**857**	IRC > 80 e TC=5700K
830	IRC > 80 e TC=3000K	**957**	IRC > 90 e TC=5700K

Driver	
PSD	Controlador com regulação DALI
PSDD	Controlador com regulação com DynaDimmer
PSA	Controlador com regulação com AmpDim


Classe	
I	Com, pelo menos, um isolamento e tomada de terra
II	Com duplo isolamento ou reforçado sem tomada de terra

Nomenclatura da iluminação exterior


Opções de controlo/regulação

DynaDimmer Regulação em 5 passos


DDF1




DDF2




DDF3




DDF27



AmpDim Regulação através da tensão da rede D13











LineSwitch Controlo por cabo piloto D12



DALI		D9
CLO	Fluxo de luz constante	

Nomenclatura da iluminação exterior

Óptica		
Distribuição Estreita	DN	
	DN10	
	DN11	
Distribuição Média	DM	
	DM10	
	DM11	
	DM12	
	DM50	
Distribuição Larga	DW	
	DW10	
	DW50	
Distribuição Extra larga	DX10	
	DX50	
	DX51	
Distribuição Simétrica	S	
Distribuição assimétrica	A	

Nomenclatura da iluminação exterior

Óptica

Distribuição rotativa	DRW	
Distribuição de Comfort	DC	
Distribuição para vias húmidas	DK	

Controlo de luz para fachadas	BL1	
	BL2	
Passagens pedonais	DP-R Direita	
	DP-L Esquerda	

Cor do compartimento

ALU		Cinzento standard (RAL9007)/Sem pintura
CLRCH-XXXX	BG-XXX	Bege
	BK-XXX	Preto
	BL-XXX	Azul
	BN-XXX	Castanho
	GN-XXX	Verde

DGR	Cinzento escuro (RAL10714)
GR	Cinzento (900 Sablé/RAL7035)
N	Sem pintura
RAL-XXXX	Gama de cores RAL
SI	Prata
WH	Branco

Outros

KC	Desconexão em abertura (ligador tipo faca)
SGR10/SPD	Proteção contra tensões até 10 kV

MSP	Pintura especial para ambientes marítimos
SWP	Pintura especial para piscinas

Acoplamento

32/48	Entrada desde 32 mm, máxima de 48 mm
42/60	Entrada desde 42 mm, máxima de 60 mm
62S	Entrada lateral máxima de 62 mm

60P	Entrada topo do poste máxima de 60 mm
62P	Entrada topo do poste máxima de 62 mm
76P	Entrada topo do poste máxima de 76 mm

Nomenclatura da iluminação interior

Descrição geral de uma luminária LED



Família

Antes dos números (família de luminárias)

BN	Régua
BY	Campânulas
CR	Salas limpas
DN	Downlights
DP	Painel monitor
FS	Luminária de apoio no solo
GD	Gridlight
LL	Linha de luz (para calha)
RC	Luminária encastrada
RS	Spot encastrado
SM	Luminária saliente
SP	Luminária suspensa
ST	Projector
WL	Aplique
WT	Pressão estanque à água
PT	Campânulas/Suspensas

A seguir aos números (montagem da luminária)

B	Encastrada
C	Teto/fixo
F	De pé
P	Suspensa
S	Especial (Maxos fusion)
T	Para calha (3C)
V	Variável (por exemplo, encastrada e saliente, saliente e suspensa...)
W	Parede (superfície)
X	Sistema (por exemplo, calha ou com unidades de controlo)
Z	Acessórios externos

Pacote lumínico do sistema

LEDxxS	Fluxo de sistema de xx00lm (ej.: LED39S -> 3900lm, LED27S -> 2700lm)

Temperatura de cor	
827	IRC > 80 y TC=2700K
830	IRC > 80 y TC=3000K
840	IRC > 80 y TC=4000K
850	IRC > 80 y TC=5000K
865	IRC > 80 y TC=6500K
927	IRC > 90 y TC=2700K
930	IRC > 90 y TC=3000K
940	IRC > 90 y TC=4000K
TWH	**Tunable White**. Branco regulável (de 2700K a 6700K)
PW930	**Premiun White**. (IRC>90). Tonalidade especial de 3000 K. Índice de restituição cromática >90. Utiliza-se essencialmente na moda, embora não de forma exclusiva neste tipo de aplicações. Em termos comparativos, a PW9 seria a tonalidade equivalente à da lâmpada convencional CDM Elite.
FMT	**Fresh Food Meat**. Tonalidade quente natural para talho.
CH	**Fresh Food Champagne**. Tonalidade quente tradicional para fruta, verduras, pão, pastéis, queijo, vinho.
ROSE	**Fresh Food ROSE**. Tonalidade quente tradicional para reduzir a descoloração da carne.
PC930	PremiumColor
DNM	Denim
FR	Frost

Driver	
PSU	Driver não ajustável. Não permite qualquer sistema de regulação ou ligação a sistemas de emergência autónomos ou centralizados. Para determinadas luminárias (downlight CoreLine, capô CoreLine, etc.), o driver está integrado numa PCB (DoB – Driver on Board) e este driver não é substituível nem reparável.
PSU-E	Controlador simples não regulável. Este driver vai para fora da luminária.
PSR	Controlador simples e regulável TE ou LE (corte de fase descendente ou ascendente). Em certas ocasiões, é possível referir-se à regulação 1-10 V (ver ficha técnica da luminária).
PSE	Controlador não regulável com possibilidade de ligação a sistema de emergência centralizado com CC (corrente contínua de 186-250 V).
PSE-E	Controlador não regulável com possibilidade de ligação a sistema de emergência centralizado com CC (corrente contínua de 186-250 V). Este driver vai para fora da luminária.
PSD	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão.
DIA	DALI com a possibilidade de ligação ao Interact Retail (não válido para Interact Pro) e para luminárias brancas reguláveis (TW).
DEIA	DALI com a possibilidade de conexão de emergência centralizada.
PSD-E	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Este driver vai para fora da luminária.
PSED	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Além disso, há a possibilidade de ligação a sistemas de emergência centralizados com CC (corrente contínua de 186-250 V).
PSED-E	Controlador com regulação DALI. Normalmente, costuma-se utilizar a gama Xitanium que nos permite ter a opção TD (Touch & DALI): regulação DALI ou por botão. Além disso, há a possibilidade de ligação a sistemas de emergência centralizados com CC (corrente contínua de 186-250 V). Esta versão é Exterior, isto é, o controlador é independente e está fora da luminária.
WIA	Controlador sem fio para Interact (luminária sem sensor embutido).
SR/SRD/ SIA/ SEIA:	Controlador com conexão ao sensor sem fio para Interact.

Óptica	
C	Acabamento do refletor. Ótica de brilho elevado.
F	Acabamento do refletor. Ótica facetada.
M	Acabamento do refletor. Ótica mate.
WR	Refletor branco sem refletor.
A	Feixe assimétrico
O	Difusor curvo opalino em policarbonato
OC	Difusor curvo com UGR<19
NOC	Difusor curvo sem UGR<19
WB	Wide beam. Feixe largo. Normalmente 30°-36°
MB	Medium beam. Feixe médio. Normalmente 21°-28°
NB	Narrow beam. Haz estrecho. Normalmente 10°-15°
VNB	Very Narrow beam. Feixe muito estreito. Normalmente 8°
VWB	Very Wide beam. Haz muy ancho. Normalmente 53°
WB LIN	Wide Beam Lineal. Lentes de feixe oval. 29° x 51°
VWB LIN	Lentes de feixe oval. 46° x 60°.
WB-WB	Feixe largo para luminárias com duas cabeças. Luminárias tipo Gridlight.
MB-MB	Feixe médio para luminárias com duas cabeças. Luminárias tipo Gridlight.
A50	Ótica assimétrica 50°
HRO	High-rack optic. Ótica especial para prateleiras altas
DA-20	Ótica dupla assimétrica 20°
DA35W	Dupla assimétrica, 350, larga.
DA25N	Dupla assimétrica, 250, estreita
DA25W	Dupla assimétrica, 250, larga
A20	Assimétrica, 200
PCO	Globo mate de policarbonato.
CLM	Colimador
FPO	Ótica Fashion Proof
MLO	Ótica de microprisma
DLO	Ótica de microprisma com feixe difuso
MXO	Ótica micro hexagonal
MCx-M	Ótica mini-copos (cor branca ou preta))

Cor	
WH	Cor branca para o corpo geral da luminária
ALU	Alumínio
GR	Cor cinzenta
CR	Cromado.
BK	Cor preta para o corpo geral da luminária
SI	Cor prateada para o corpo geral da luminária

Conector	
W	Conector Wieland em encastráveis
PI o PIP	Conector de encaixe em encastráveis
PI6	Conector de encaixe de 6 polos. Normalmente, corresponde a luminárias que têm integrado o controlador na placa de circuito impresso (DoB - Driver on Board).
W3T	Conector Wieland de 3 polos em T
WA	Bloco de terminais Wago em encastráveis

Emergência	
EL3	Sistema de emergência autónomo de 3 h.
ELB3	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight BASIC de 3 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema BASIC, o teste do sistema é manual.
ELP3	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight PRO de 3 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema PRO, o teste do sistema é feito de forma automática.
ELD3	Sistema de emergência autónomo Philips TrustSight DALI de 3 h. Dependendo da luminária, será a versão POINT para Downlights e acentuação ou versão LINEAR para luminárias para fixar, suspensas, lineares. No sistema DALI, o teste do sistema é feito de forma automática e remotamente via DALI. É também possível controlar o modo de funcionamento do sistema de emergência através de comandos DALI: REPOUSO, ATIVO. Este sistema cumpre a norma espanhola sobre emergência em luminárias.

Outros	
RML	RimLess. Downlight sem anel.
WxxLyy	Dimensões de luminárias. W= Largura, L=Comprimento. A medida é apresentada em cm.
VPC	Luminária para perfil exposto
CPC	Luminária para perfil oculto simétrico
PCV	Luminária para teto de estuque ou o pladur
SM2	Sistema de suspensão com dois cabos de aço
SMT	Conjunto de suspensão standard
SMT-HD	Conjunto de suspensão para aplicações extremas
BR	Suporte de montagem em teto
MBW	Suporte de montagem na parede
SC	Cabo de segurança
TW1	Ligação de passagem de uma fase
TW3	Ligação de passagem de três fases
FR-Fire-Rated	Classificação contra fogo



© 2026 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A informação fornecida neste documento pode ser alterada sem aviso prévio. A Signify não declara nem garante a precisão ou exaustividade da informação incluída no presente documento e declina qualquer responsabilidade por ações relativas à referida informação. A informação apresentada no presente documento não é uma oferta comercial, nem faz parte de qualquer orçamento ou contrato, exceto quando decidido pela Signify.

Todas as marcas registadas são propriedade da Signify Holding e dos respetivos proprietários