

# PHILIPS

Lumière encastrée  
Enneper


Éclairages encastrés

Sans ampoule

blanc



50181/31/PN



## Créez un style lumineux adapté

Le spot à encastrer Philips Enneper est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Il présente des lignes épurées adaptées à tous les styles. Choisissez votre ampoule LED GU10 Philips pour s'adapter au style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage de qualité et d'une longue durée de vie.

### Caractéristiques spécifiques

- Ampoule non fournie
- Remplacement simple de l'ampoule

### Conçu pour votre séjour et votre chambre

- matériau de haute qualité
- Ni poussière, ni rouille

# Points forts

## Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

## Remplacement simple de l'ampoule

La nouvelle bague simple d'utilisation permet l'installation sans effort de l'ampoule GU10.

## matériau de haute qualité

Ce spot à encastrer est réalisé avec des matières synthétiques de haute qualité. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.

## Ni poussière, ni rouille

Le matériau de surface anti-poussière et anti-rouille de ce spot à encastrer limite l'accumulation de poussière et garantit la durée de vie prolongée de votre produit.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Synthétique

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- Remplacement simple de l'ampoule: Oui
- LED intégrée: Non
- Pour LED exclusivement: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100

## Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,112 kg
- Distance d'encastrement: 100 mm
- Hauteur totale: 42 mm
- Longueur totale: 90 mm
- Largeur totale: 90 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 7.0 cm x 7.0 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance max. ampoule de rechange: 5,5
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Nombre de sources lumineuses: 1

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696160367
- Poids net: 0,11 kg
- Poids brut: 0,17 kg
- Hauteur: 158 mm
- Longueur: 53 mm
- Largeur: 103 mm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.1135

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)