

PHILIPS

Lumière encastrée
Donegal


Éclairages encastrés

Sans ampoule

Chromé



50391/11/PN



Créez un style lumineux adapté

Le spot à encastrer Philips Enneper est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Il présente des lignes épurées adaptées à tous les styles. Choisissez votre ampoule LED GU10 Philips pour s'accorder au style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage de qualité et affichant une longue durée de vie.

Caractéristiques spécifiques

- Ampoule non fournie
- Remplacement simple de l'ampoule

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Matériau de qualité supérieure
- Ni poussière, ni rouille

Points forts

Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Remplacement simple de l'ampoule

La nouvelle bague simple d'utilisation permet l'installation sans effort de l'ampoule GU10.

Matériau de qualité supérieure

Ce spot à encastrer est réalisé avec des matériaux synthétiques, doté d'une finition haut de gamme. Le produit ainsi obtenu est durable et affiche une résistance élevée du rendement lumineux.

Ni poussière, ni rouille

Le matériau de surface anti-poussière et anti-rouille de ce spot à encastrer limite l'accumulation de poussière et garantit la durée de vie prolongée de votre produit.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Chromé
- Matériaux: Synthétique

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- Remplacement simple de l'ampoule: Oui
- LED intégrée: Non
- Pour LED exclusivement: Oui
- Télécommande incluse: Non

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,112 kg
- Longueur de découpe: 7.0 cm
- Largeur de découpe: 7.0 cm
- Hauteur: 4,2 cm
- Longueur: 9 cm
- Distance d'encastrement: 10 cm
- Largeur: 9 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 30.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5.5 W

- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696160855
- Poids net: 0,11 kg
- Poids brut: 0,17 kg
- Hauteur: 158 mm
- Longueur: 53 mm
- Largeur: 103 mm



Date de publication:
2025-02-28
Version: 0.1086

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.