

Lumière encastrée Donegal

Éclairages encastrés


Sans ampoule

Chrome mat



50391/17/PN





Créez un style lumineux adapté

Le spot à encastrer Philips Enneper est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Il présente des lignes épurées adaptées à tous les styles. Choisissez votre ampoule LED GU10 Philips pour s'accorder au style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage de qualité et affichant une longue durée de vie.

Caractéristiques spécifiques

- Ampoule non fournie
- · Remplacement simple de l'ampoule

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- · Matériau de qualité supérieure
- · Ni poussière, ni rouille

Points forts

Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Remplacement simple de l'ampoule

La nouvelle bague simple d'utilisation permet l'installation sans effort de l'ampoule GU10.

Matériau de qualité supérieure

Ce spot à encastrer est réalisé avec des matériaux synthétiques, doté d'une finition haut de gamme. Le produit ainsi obtenu est durable et affiche une résistance élevée du rendement lumineux.

Ni poussière, ni rouille

Le matériau de surface anti-poussière et anti-rouille de ce spot à encastrer limite l'accumulation de poussière et garantit la durée de vie prolongée de votre produit.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- · Couleur: Chromé
- Matériaux: Synthétique

Durée de vie

• Durée de vie nominale: 30.000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- Remplacement simple de l'ampoule:
 Oui
- · LED intégrée: Non
- Pour LED exclusivement: Oui
- · Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 112 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine
- · Style: Contemporain
- · Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- · Poids net: 0,112 kg
- · Distance d'encastrement: 100 mm
- Hauteur totale: 42 mm
- Longueur totale: 90 mm
- Largeur totale: 90 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 7.0 cm x 7.0 cm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- · Puissance électrique: AC 220-240
- · Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: GU10
- · Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5,5

- · Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II Double isolation
- · Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696160831

Poids net: 0,11 kgPoids brut: 0,17 kgHauteur: 158 mmLongueur: 53 mm

· Largeur: 103 mm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.1101 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.