

PHILIPS

Plafonnier Shan
12 W

Plafonniers

2700K

White

Détecteur



8718699680534



Lampe avec détection de mouvement pour plus de confort et d'économies d'énergie

Le plafonnier LED Philips Shan 12 W est doté d'un détecteur de mouvement à durée d'allumage réglable qui allume ou éteint la lumière automatiquement. Ainsi, vous pouvez entrer ou sortir d'une pièce sans avoir à atteindre l'interrupteur. De plus, la lumière ne s'allume que lorsque vous en avez besoin, ce qui signifie plus de confort et une facture énergétique moins élevée. La lumière LED s'allume immédiatement avec une lumière blanche chaude (2 700 K) et a une durée de vie allant jusqu'à 20 ans. Le capteur intégré est particulièrement utile pour les pièces nécessitant peu de lumière, comme un couloir, un palier ou une arrière-cuisine. Mais aussi lorsque vous entrez quelque part avec les mains pleines et que vous ne pouvez donc pas actionner immédiatement l'interrupteur. Pensez à un débarras, un garage ou un abri de jardin.

Simple d'utilisation

- Avec son détecteur de mouvement automatique intégré, ce luminaire s'allume automatiquement lorsque quelqu'un passe.
- Installation facile

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Durée de vie

- Économie d'énergie
- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Points forts

Détecteur de mouvement intégré

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Économie d'énergie

Économise de l'énergie, ce qui vous permet de faire des économies tout en protégeant l'environnement.

Longue durée de vie, jusqu'à

15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15.000
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Détecteur

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 108 mA

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 260 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1150
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699680534
- Poids net: 0,42 kg
- Poids brut: 0,54 kg
- Hauteur: 8,2 cm
- Longueur: 30 cm
- Largeur: 30 cm

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,38 kg
- Hauteur totale: 80 mm
- Longueur totale: 260 mm
- Largeur totale: 260 mm



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.536

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com