

# PHILIPS

Plafonnier Shan  
12 W

Plafonniers

4000K

White

Détecteur



8718699680558



## Lampe avec détection de mouvement pour plus de confort et d'économies d'énergie

Le plafonnier LED Philips Shan 12 W s'allume et s'éteint automatiquement via un détecteur de mouvement à durée d'allumage réglable. Cela vous permet d'entrer et de sortir des pièces sans avoir à utiliser l'interrupteur. Grâce au capteur intégré et à la technologie LED qui fournit immédiatement de la lumière, la lumière ne s'allume que lorsque vous en avez besoin. Cela signifie plus de confort et une facture énergétique moins élevée. Ceci est particulièrement utile pour les pièces nécessitant peu de lumière, comme un couloir, un palier ou une arrière-cuisine. Mais aussi pour les pièces telles que les débarras, les garages ou les abris de jardin, où vous ne pouvez parfois pas utiliser l'interrupteur lorsque vous entrez les mains pleines. La lampe LED fournit une lumière blanche froide (4 000 K) et durera très longtemps.

**Simple d'utilisation**

- Avec son détecteur de mouvement automatique intégré, ce luminaire s'allume automatiquement lorsque quelqu'un passe.
- Installation facile

**Qualité supérieure**

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

**Durée de vie**

- Économie d'énergie
- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

# Points forts

## Détecteur de mouvement intégré

### Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

### EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Économie d'énergie

Économise de l'énergie, ce qui vous permet de faire des économies tout en protégeant l'environnement.

## Longue durée de vie, jusqu'à

### 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15.000
- Durée de vie nominale: 15.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

**Options/accessoires inclus**

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

**Caractéristiques lumineuses**

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 104 lm/W

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Détecteur

**Autres caractéristiques**

- Ampérage de la lampe: 108 mA

**Entretien**

- Garantie: 5 ans

**Spécificités techniques**

- Diamètre: 260 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1250
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718699680558
- Poids net: 0,42 kg
- Poids brut: 0,54 kg
- Hauteur: 8,2 cm
- Longueur: 30 cm
- Largeur: 30 cm

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,38 kg
- Hauteur totale: 80 mm
- Longueur totale: 260 mm
- Largeur totale: 260 mm



Date de publication:  
2025-08-30  
Version: 0.418

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)