

PHILIPS

Spot 50 W MR16
GU5.3

LED

2700K

621 lm

15 000 h

Gradation



8718699775957

A ↑ G F



Une lumière qui montre les vraies couleurs de votre maison.

Voyez les vraies couleurs de votre maison avec les lampes à LED Philips CRI90 et inondez vos pièces de lumière naturelle. Les lampes dont l'indice de rendu des couleurs (IRC) est proche de 100 sont comparables à la lumière naturelle, ce qui vous permet de voir les installations et l'ameublement de votre maison comme vous l'avez toujours voulu. Ne vous contentez pas de lumières qui altèrent les couleurs – voyez votre maison dans ses vraies couleurs avec Philips CRI90.

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière froide et énergisante

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'un spot halogène
- Reprend la forme et la taille d'une ampoule halogène linéaire

Points forts

3 500 K [lampes LED]



Cette ampoule a une température de couleur de 3 500 K. Elle produit une lumière froide et énergisante, idéale pour créer une ambiance chaleureuse pour les soirées entre amis ou pour la lecture.

Remplace le réflecteur halogène



Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, cette capsule LED est un éclairage contemporain, idéal pour remplacer des spots halogènes traditionnels.

Remplace une ampoule halogène linéaire



Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, cette ampoule LED linéaire est une solution d'éclairage moderne idéale pour remplacer une ampoule halogène linéaire traditionnelle.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Spot directionnel
- Prise: GU5.3
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 60 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 621 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.1
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 88 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699775957
- Code commercial: 871869977595701
- Titre du produit: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 12V AC electronic V
- Puissance équivalente: 50 W
- Classe énergétique: F
- Consommation électrique: 7 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 45 mm
- Longueur totale: 45 mm
- Largeur totale: 50,5 mm

Valeurs nominales

- Intensité maximale nominale: 700 cd

Spécificités techniques

- Fréquence: -
- Numéro d'enregistrement EPREL: 391899

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699775957
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,08 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.233

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com