

# PHILIPS

Applique murale June  
12 W E27 P45 Sans  
ampoule

myGarden

Sans ampoule

Anthracite

Résistant à l'eau



8719514385269



## Profitez d'un beau jardin

Donnez un style contemporain à votre jardin. Cette applique murale Philips myGarden anthracite attire les regards avec sa forme élégante. Elle projette une lumière blanc chaud basse consommation.

### Concevez le décor lumineux de votre jardin

- Éclairage d'extérieur décoratif
- Optez pour un style contemporain
- Optez pour des appliques murales d'extérieur
- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

### Apportez à votre jardin un éclairage de qualité

- Économie d'énergie
- Ampoule Philips toujours incluse
- Lumière intense

### L'éclairage extérieur en toute simplicité

- Résiste aux intempéries

# Points forts

## Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

## Optez pour un style contemporain

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur au design contemporain.

## Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

## Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

## Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

## Ampoule Philips toujours incluse



Des ampoules basse consommation Philips EcoLamp de qualité supérieure sont incluses dans le carton, pour un effet de lumière optimal.

## Lumière intense

Cette lampe d'extérieur produit une intense lumière blanche et chaude. Pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 10.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,560 kg
- Hauteur totale: 195 mm
- Longueur totale: 195 mm
- Largeur totale: 135 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Nombre de sources lumineuses: 1

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514385269
- Poids net: 0,56 kg
- Poids brut: 0,88 kg
- Hauteur: 163 mm
- Longueur: 210 mm
- Largeur: 210 mm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.308

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.