

PHILIPS

Waterproof

ProjectLine

150 cm

Lumière blanc froid 6 500 K

5 400 lm

8719514955455



Une qualité professionnelle pour votre projet

Des LED étanches et solides pour usage industriel (résistantes aux intempéries). La gamme ProjectLine étanche est solide (IK06) et est protégée de la poussière et des projections d'eau dans toutes les directions (IP65). Peut être montée au mur (horizontal) ou au plafond, ou suspendue. Idéale pour l'éclairage général (de travail), les zones de stockage, les garages et les sous-sols grâce à son flux lumineux blanc chaud fort.

Une solution durable

- Économisez de l'énergie dès l'allumage

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips.

Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 35 000 heures

Points forts

Efficacité énergétique

Toutes les ampoules LED à économie d'énergie Philips vous permettent d'économiser de l'énergie dès que vous appuyez sur l'interrupteur. Elles utilisent moins de kilowatts tout au long de leur durée de vie et vous permettent donc de réduire vos factures. Les économies réalisées dépendent du type de l'ampoule et de la technologie qu'elle utilise.

Qualité fiable

Philips tient ses promesses en ce qui concerne les performances de ses ampoules LED. Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips concernant la luminosité, la durée de vie et l'équivalence de puissance par rapport aux ampoules à incandescence.

Longue durée de vie, jusqu'à 35 000 heures

Avec la technologie LED de Philips, la durée de vie de votre produit est prolongée jusqu'à 35 000 heures.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Gris
- Matériaux: PVC
- Finition du cache optique/de la lentille: Opale
- Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate

Durée de vie

- Plage de température ambiante: -20 à +35 °C

Environnement

- Évaluation de la durabilité: Unclassified

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Tolérance de flux lumineux: +/-10%
- Code couleur: 865 lumière naturelle froide
- Flux lumineux constant: Non
- Température de couleur corrélée (nom.): 6500
- Chromaticité initiale: (0.31, 0.33) SDCM≤6
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 120°
- Flux lumineux: 5.400
- Niveau de gradation maximal: Non applicable
- Matériaux optiques: Polycarbonate
- Type d'optique: Angle d'ouverture de faisceau 120°
- Matériaux du réflecteur: Polycarbonate
- Performance température ambiante Tq: 25 °C
- Rouge saturé (R9): >50
- Effet stroboscopique: 1,6
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100
- Taux d'éblouissement unifié: 27

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio, Hôtel, Restaurants
- Fonctionnalités supplémentaires: ProjectLine, Étanche

Autres caractéristiques

- Marquage CE: Oui
- Marquage ENEC: -
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui
- Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Classe risques photobiologiques: 0,2 m

Puissance système

- Tension d'entrée: 220-240
- Courant d'appel: 6,5
- Temps d'appel: 0,108
- Facteur de puissance (fraction): 0.9

Consommation électrique

- Consommation électrique CLO moyenne: -
- Consommation électrique CLO initiale: -
- Puissance: 54
- Tolérance de consommation électrique: +/-10%

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 44,5
- Longueur totale: 1.498
- Largeur totale: 35,5

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Techno. ampoule: LED
- Indice de protection: IP65
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Câble: Câble 0,3 m sans prise
- Connexion: Unité de connexion 2 pôles
- Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 35 000 h: 7,5
- Interface de commande: -
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation électrique (Marche/ Arrêt)
- Ballast/pilote inclus: Oui
- Matériel de fixation: -
- Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s
- Fréquence linéaire: 50 or 60
- Code de protection contre les chocs méca.: IK06 | 1 J
- Nombre d'appareillages: 1 unité
- Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 65
- Convient pour la commutation aléatoire: Oui

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514955455
- Poids net: 0,53 kg
- Poids brut: 0,65 kg
- Hauteur: 4,6 cm
- Longueur: 154 cm
- Largeur: 3,8 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.185

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com