

# PHILIPS

Ampoule flamme  
transparente à filament 40 W  
B35 E14 x 3

Haute efficacité


2 700K

485 lm

50 000 h



8720169325074



## Lampe UltraEfficient, nos ampoules LED les plus économes en énergie

Les lampes LED Philips UltraEfficient fournissent une belle lumière, offrent une durée de vie exceptionnellement longue de 50 000 heures et permettent de réaliser des économies d'énergie immédiates et significatives. Réduisez la fréquence de remplacement des lampes et profitez d'une lumière agréable pour les yeux grâce à notre conception EyeComfort fiable.

### Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

### Conçu pour durer plus longtemps et pour économiser davantage d'énergie

- Allumez la lumière tous les jours, économisez de l'énergie
- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

# Points forts

## Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

## Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage moderne des bougies LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

## Allumez la lumière tous les jours, économisez de l'énergie



Nos LED UltraEfficient sont au moins 50 % plus économes en énergie que les LED Philips standard, vous permettant de faire des économies d'énergies chaque jour

## Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans



Évitez les tracas liés aux remplacements d'ampoule fréquents. Avec sa durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, notre LED UltraEfficient dure 3,5 fois plus longtemps que les LED Philips standard. Vous pouvez donc profiter d'une solution d'éclairage parfaite pendant plus de 50 ans.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 500.000
- Durée de vie nominale: 50.000

### Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

### Caractéristiques lumineuses

- Angle faisce.: 300
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 485 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 210

### Divers

- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient

### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169325074
- Code commercial: 872016932507400
- Titre du produit: LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE 3CT/4 EC

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: A
- Puissance: 2,3
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 3

### Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 97 mm
- Longueur totale: 97 mm
- Largeur totale: 35 mm

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1881210
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169325074
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,08 kg
- Hauteur: 11,1 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication:  
2026-04-25  
Version: 0.186

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.