

PHILIPS

Спот лампа 50 W
PAR16 GU10 x6

LED

4000K

390lm

15 000 ч.

Без възможност за димиране



8718696764657



Изпробвайте студена бяла светодиодна светлина

Светодиодните спот лампи Philips предоставят подходяща за димиране, насочена ярка светлина, имат изключително дълъг живот и значително намаляват потреблението на енергия. Те са идеалният дълготраен заместител на 50-ватовите спот лампи с фасунга GU10.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 80% енергия

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Спестява до 80% енергия



Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 80% от енергията, като замените съществуващите халогенните или лампи с нажежаема жичка.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Форма: лампа тип Спот
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 390 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 72 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- Семейство продукти: EyeComfort

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4,6 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 770 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 391859

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696764657
- Нето тегло: 0,27 kg
- Брутно тегло: 0,34 kg
- Височина: 11,5 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 17,1 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.981

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com