

PHILIPS

Опушена крушка с
нажежаема жичка 11 W
ST64 E27

LED

1800K

100lm

15 000 ч.



8718699759650



Лампа, различна от ВСИЧКИ останали

LED крушките на Philips осигуряват красива, топла бяла светлина, дълъг живот и непосредствена, значителна икономия на енергия. Със своя модерен и елегантен дизайн, тази димируема крушка е идеалният заместител на Вашите матирани традиционни крушки.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Изглежда добре и включено и изключено

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото –

усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Ретро стил, модерно LED осветление

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

Изглежда добре и включено и изключено



„Тези красиви лампи с видими нишки добавят усещане за стили носталгия към всяка стая. Изглеждат добре и изключени.“

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: опушен
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +40°C
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 1800 K
- Номинален светлинен поток: 100 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 818 | CCT of 1800K
- Свързана цветна температура (номинална): 1800 K
- Светлинен поток: 100 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 43 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Декоративна светлина

Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Заглавие на продукта: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.54

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.54
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 11 W
- Консумация на електроенергия: 2,3 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 143 mm
- Обща дължина: 143 mm
- Обща ширина: 64 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 64 mm
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699759650
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 18,2 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.340

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com