

# PHILIPS

Матирана крушка с  
нажежаема жичка 120 W  
A67 E27

LED

4000K

2000 lm

15 000 ч.



8718699764531



## Ярко осветление с отлично качество на светлината

Традиционни форми, които познавате и обичате. Те използват около 86% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата LED енергоспестяваща технология и издържат десет пъти по-дълго.

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

# Акценти

## Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

## Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

## Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 12,1 cm
- Ширина: 7 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 2000 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Свързана цветна температура (номинална): 4000 K
- Светлинен поток: 2 000 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 153,00 lm/W

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

**Други характеристики**

- Ефикасност: 153 lm/W
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699764531
- EOC: 871869976453100
- Заглавие на продукта: LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

**Захранване**

- Фактор на мощността (фракция): 0.51

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 120 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D
- Консумация на електроенергия: 13 W

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 12,1 cm

**Обявени стойности**

- Номинален полезен живот: 15 000

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Диаметър: 70 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 374903
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699764531
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,06 kg
- Височина: 17,7 cm
- Дължина: 7,5 cm
- Ширина: 7,5 cm



Дата на издаване:  
2025-06-17  
Версия: 0.313

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)