

# PHILIPS

Крушка 40 W A60  
E27 x3

LED

2700 K

470 lm

15 000 ч.



8718699775445



## Лампа, различна от ВСИЧКИ останали

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

### Висококачествена светлина

- Научете повече за светлината

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

### Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

# Акценти

## Научете повече за светлината



Цветна температура: светлината може да има различни цветни температури, измервани в единици, наречени келвини (K). Лампите с ниска стойност на келвините произвеждат топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност произвеждат студена, по-стимулираща светлина. CRI: индексът на цвето предаване (CRI) се използва, за да се опише ефектът от източника на светлина върху

цветовете. Естествената слънчева светлина има CRI 100. CRI на светодиодните лампи Philips винаги е по-висок от 80, което гарантира реално и естествено възпроизвеждане на цветовете.

## Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

## Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодното осветление, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

**Характеристики на светлината**

- Ъгъл на лъча: 180 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W

**Разни**

- EyeComfort: Не

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699775445
- EOC: 871869977544500
- Заглавие на продукта: LED 40W A60 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.53
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Консумация на електроенергия: 4,9 W

**Размери и тегло на продукта**

- Обща височина: 107 mm
- Обща дължина: 107 mm
- Обща ширина: 60 mm

**Технически данни**

- Работна честота: 50–60

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8718699775445
- Нето тегло: 0,09 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 14,5 cm
- Дължина: 6,1 cm
- Ширина: 14,9 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.255

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)