

PHILIPS

Спот лампа 50 W
PAR16 GU10

LED

3000K

345lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8718699775810



Осветление, което показва истинските цветове на Вашия дом.

Вижте истинските цветове на Вашия дом със светодиодните лампи Philips CRI90 и изпълнете стаите си с естествена светлина.

Лампите с индекс на цветопрераждане (CRI) по-близо до 100 са сравними с естествената светлина и това Ви позволява да видите обзавеждането на Вашия дом по начина, по който винаги сте искали. Не се примирявайте с неточно възпроизвеждане на нюансите – вижте дома си в истинските му цветове с Philips CRI90.

Висококачествена светлина

• Научете повече за светлината

Акценти

Научете повече за светлината



Цветна температура: светлината може да има различни цветни температури, измервани в единици, наречени келвини (K). Лампите с ниска стойност на келвините произвеждат топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност произвеждат студена, по-стимулираща светлина. CRI: индексът на цветопрераждане (CRI) се

използва, за да се опише ефектът от източника на светлина върху цветовете. Естествената слънчева светлина има CRI 100. CRI на светодиодните лампини Philips винаги е по-висок от 80, което гарантира реално и естествено възпроизвеждане на цветовете.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.1
- Цветен код: 830 | CCT of 3000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 86 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Информация за опаковката

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Заглавие на продукта: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.84
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 700 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 391911

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699775810
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.266

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com