

PHILIPS

Спот лампа 50 W
PAR16 GU10

LED

4000K

350lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8718699775995



Осветление, което показва истинските цветове на Вашия дом.

Вижте истинските цветове на Вашия дом със светодиодните лампи Philips CRI90 и изпълнете стаите си с естествена светлина. Лампите с индекс на цветопрераждане (CRI) по-близо до 100 са сравними с естествената светлина и това Ви позволява да видите обзавеждането на Вашия дом по начина, по който винаги сте искали. Не се примирявайте с неточно възпроизвеждане на нюансите – вижте дома си в истинските му цветове с Philips CRI90.

Висококачествена светлина

- Студена бяла светлина

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като халогенен спот
- Подобна форма и размер като на линейните халогенни лампи

Акценти

Студена бяла светлина



Тази лампа има цветна температура 4000K, която Ви осигурява изключително хладна, свежа и отчетлива светлина.

Замества халогенен рефлектор



Този светодиодна лампа тип „Капсула“ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни спотове.

Заменя линейните халогенни лампи



Тази модерна светодиодна линейна лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери и е идеален устойчив заместител на традиционните линейни халогенни лампи.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 350 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 940 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 87 lm/W

Разни

- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Информация за опаковката

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Заглавие на продукта: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.84
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 700 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 391907

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699775995
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.263

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com